

Snabbguide för 3M Hälso- och säkerhetslösningar för tung tillverkningsindustri och transport

Industrimålning och beläggning

3M Hälso- och säkerhetslösningar Risker



Värmebelastning



Exponering för ånga/partiklar



Ögonskydd



Hudexponering



Bullerexponering



Arbeta på höjder

3M™ Versaflo™ Tryckluftsmatad andningsskydd, V-500E
[Mer information](#)

3M™ Versaflo™ huva i S-serien, med dubbla dok, S-657
[Mer information](#)



3M™ Versaflo™ Fläktassisterat andningsskydd Painters Kit TR-800
[Mer information](#)



3M™ Secure Click™ - halvmask, återanvändbart andningsskydd, HF-800-serien
[Mer information](#)



3M™ SecureFit™ 3700 Skyddsglasögon som bärs över vanliga glasögon
[Mer information](#)



3M™ Återanvändbar helmask i FF-300-serien
[Mer information](#)



3M™ Solus™ Skyddsglasögon, 1000-serien
[Mer information](#)



3M™ Underhållsfri halvmask, 4000+-serien
[Mer information](#)



3M™ GoggleGear™ 6000 skyddsglasögon
[Mer information](#)



3M™ Aura™ Filtrerande halvmask 9300+Gen 3
[Mer information](#)



3M™ Korttidsoveraller 4532+
[Mer information](#)



3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Hörselproppar, med snöre, EX-01-020
[Mer information](#)



3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Hörselproppar, utan snöre, EX-01-021
[Mer information](#)



3M™ E-A-R™ Classic™ Hörselproppar, med snöre 311-1101
[Mer information](#)



3M™ E-A-R™ Classic™ Hörselproppar, utan snöre, PP-01-002
[Mer information](#)



3M™ PROTECTA® E200 Fallskyddssele i västform, standard
[Mer information](#)



3M™ Protecta® Rebel block (SRL)
[Mer information](#)