

Ruban de revêtement pour la construction 8088 3M^{MC}

Fiche technique

Description du produit : Le Ruban de revêtement pour la construction 8088 3M^{MC} est un ruban de polypropylène biorienté (BOPP) enduit d'un autoadhésif en acrylique agressif.

Composition du produit :

Support	Adhésif	Couleur	Longueur courante du rouleau
BOPP	Acrylique	Rouge	66 m (72,2 vg)

Caractéristiques :

- Offre un bon rendement à de basses températures comme à des températures élevées et dans des conditions humides
- L'adhésif agressif offre une adhérence rapide
- Le matériau acrylique convenant à de basses températures se lie au contact à une variété de matériaux à des températures allant jusqu'à -10 °C (14 °F)
- La pellicule de polyéthylène offre une excellente protection contre la vapeur
- Convient à des usages à l'extérieur comme à l'intérieur
- Épouse les formes de surfaces irrégulières et de contours pour assurer un joint étanche. Imprimé avec le numéro de rapport CCMC pour en faciliter l'inspection sur le chantier
- Convient aux nouvelles constructions comme aux réparations d'anciennes constructions
- Peut être appliqué à une plage de températures allant de -10 °C à 85 °C (14 °F à 185 °F)
- Peut résister à une plage de températures allant de -40 °C à 116 °C (-40 °F à 240 °F)

Caractéristiques physiques types :

Remarque : Les informations et données techniques suivantes ne sont données qu'à titre indicatif et ne devraient pas être utilisées en tant que spécifications.

	Valeur type de test	Valeur type (métrique)	Méthode de test
Épaisseur totale du ruban	3 mil	0,08 mm	ASTM-D3652
Épaisseur du support	1,5 mil	0,04 mm	ASTM-D3652
Résistance au pelage	44 oz/po	25 mm (12 N)	ASTM-D3330
Résistance à la traction	38 lb/po	25 mm (169 N)	ASTM-D3759
Allongement	162 %	162 %	ASTM-D3759
TTVE	Indice de perméabilité : 0,06	3,4 ng/s•m ² •Pa	ASTM E96

Suggestions d'utilisations :

- Système de fermeture et scellement à la vapeur pour des matériaux de revêtement à l'intérieur ou à l'extérieur
- Ruban pour joints sur des produits de mousse extrudée
- Utilisations sur toutes membranes pare-eau/air majeures

Directives d'installation :

Ce produit peut servir aux joints bout à bout de membranes pare-eau/air typiques (barrières résistantes à l'eau)

- Pour une adhérence optimale, les surfaces devraient être relativement propres et sèches
- Ne pas appliquer sur un revêtement exposé à une source d'humidité ou du bois humide
- Il est recommandé de se servir de la « Raclette pour ruban PA-1 3M^{MC} », soit un rouleau en J, pour assurer que le ruban est appliqué uniformément
- Poser le ruban sur tous les joints et toutes les déchirures du substrat. Les joints doivent être soit des joints bout à bout, ne dépassant pas 10 mm en largeur, soit des joints de recouvrement, où le ruban est centré sur le joint

Ruban de revêtement pour la construction 8088 3M^{MC}

Exonération de responsabilité :

Pour obtenir de plus amples renseignements ou de l'aide, composer le :

1 800 553-1380

Au Canada, composer le :

1 800 364-3577

Site Web : 3M.ca

Renseignements techniques :

Les renseignements techniques, les recommandations et les autres énoncés fournis dans le présent document sont basés sur des essais et des expériences que 3M juge dignes de confiance, mais dont l'exactitude et l'exhaustivité ne sont pas garanties.

Utilisation du produit : De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et connus uniquement par l'utilisateur peuvent nuire à l'utilisation et au rendement d'un produit 3M lors d'un usage particulier. Étant donné la variété de facteurs susceptibles d'influencer l'utilisation et le rendement d'un produit 3M, il incombe au seul utilisateur d'évaluer le produit 3M et de déterminer s'il convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'application prévue.

Garantie, limite de recours et exonération de responsabilité :

À moins qu'une garantie additionnelle ne soit précisément énoncée sur l'emballage ou la documentation applicables du produit 3M, 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications applicables au moment de l'expédition. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE NI AUCUNE AUTRE CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Si le produit 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat.

Limite de responsabilité :

À moins d'interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de l'utilisation de ce produit 3M, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut, y compris celles de responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte.



3M Canada
C.P. 5757
London (Ontario)
N6A 4T1
1 800 364-3577
3M.ca

3M et 3M Science. Au service de la Vie. sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2022, 3M. Tous droits réservés. 2202-23108 F