



## Rendimiento de precisión



Pulveriza colores sólidos, pinturas metálicas, perlas, barnices, selladores e imprimaciones con la alta eficiencia de transferencia y atomización que espera de una pistola profesional premium.

## Tiempos de ciclo más cortos



Sistema integrado con sistemas de preparación de pintura 3M™ PPS™ Serie 2.0 y boquillas reemplazables, con lo que se aceleran los cambios y se puede pasar más tiempo trabajando.



## Pistola de pulverización de alto rendimiento 3M™ con boquillas de atomización HVLP

Mezcle menos. Pinte más.  
Pulverización inteligente.

Como todo pintor sabe, una vez mezclada la pintura, ya no hay vuelta atrás. O lo usa o lo pierde, lo que puede tener un efecto en sus resultados. ¿Y si le dijésemos que mezclando menos pintura puede obtener la misma o mejor cobertura? Gracias a la pistola de pulverización de alto rendimiento 3M™, esta posibilidad puede convertirse en realidad. Presenta una eficiencia de transferencia superior, con hasta un 26 % menos de desperdicio de material que las pistolas pulverizadoras líderes para metal\*, todo ello en la palma de su mano. No reduzca su eficiencia: comience a pulverizar de manera inteligente.

\*Máxima eficiencia de transferencia varía según el tipo de pistola y los parámetros.

## Limpia en segundos



Simplemente gire el anillo de seguridad, retire la boquilla y limpie la aguja. Cambie la boquilla por una nueva o limpie y estará listo para pulverizar en su próximo trabajo.

## La más ligera del mundo



El avanzado cuerpo de composite reforzado con acero inoxidable y resistente a los impactos ofrece un rendimiento y una durabilidad de primer nivel, todo incluido en la pistola más ligera del mundo.

Presentamos

## las boquillas de pulverización de acabado fino

para sistema por gravedad para la pistola de pulverización de alto rendimiento 3M™

En una industria que exige velocidad, al igual que usted exige un acabado de calidad, no hay tiempo para concesiones. Necesita el equipo de pulverización adecuado que se adapte a su experiencia y ritmo como pintor cuando se necesita un acabado más fino.

Presentamos las boquillas de pulverización de acabado fino para la pistola de pulverización de alto rendimiento 3M™. Innovadora tecnología de cambio rápido de boquillas, ahora equipada para pulverizar algunos de los recubrimientos más difíciles. Ayuda a perfeccionar la coincidencia de colores y a aplicar capas transparentes como el cristal. Experimente un acabado premium con la velocidad, la calidad y la atomización fina que busca.

La última incorporación a la gama de productos de la pistola de pulverización de alto rendimiento 3M™.



### Acabado premium

El arte de una buena reparación es la capacidad de igualar el acabado existente: sin costuras e invisible. Donde el alto caudal, la atomización fina y la uniformidad del patrón se unen para ayudarle a conseguir un acabado suave y controlable.



### Atomización uniforme

Optimizada para una excelente atomización para ayudarle a igualar de manera eficaz los colores y texturas más difíciles. Con las últimas tecnologías de recubrimiento, la atomización precisa puede ayudarle a obtener el acabado más fino que necesita.



### Aplicación más rápida\*

La combinación de velocidad y calidad que exige. Experimente una aplicación sin esfuerzo y una formación de film más rápida. Extienda incluso los recubrimientos más difíciles, sin sacrificar nunca un acabado de primera calidad.

\*En comparación con las boquillas HVLP.



3M™ Pistola de pulverización de alto rendimiento: una revolución en la tecnología de pistolas que ofrece un rendimiento de pulverización de primera clase con una productividad inigualable.

La clave se encuentra dentro de nuestra avanzada tecnología de boquillas intercambiables. Con la gama de acabados finos y tamaños de HVLP, cada boquilla de atomización está optimizado para una atomización uniforme y una eficiencia de transferencia superior, en una gama completa de recubrimientos de alto rendimiento. Pulverice colores sólidos, pinturas metálicas, nacaradas, barnices, selladores, imprimaciones, etc. con el rendimiento excepcional que espera de una pistola excelente. Y cada vez que cambie la boquilla reemplazable por una nueva, la pistola pulverizará como si fuera nueva.



## Especificaciones

Consumo de aire de HVLP: 370 SLPM [13 SCFM]  
 Consumo de aire de acabado fino: 370 SLPM [13 SCFM]  
 Presión de funcionamiento máxima de HVLP: 1.38 Bar [20 psi]  
 Presión de funcionamiento de acabado fino: 2.0 Bar [29 psi]  
 Intervalo de presión de funcionamiento: 0.5 - 2.6 Bar [7 - 37 psi]  
 Temperatura máxima de funcionamiento: 50 °C [122 °F]  
 Sobrepresión máxima de funcionamiento: 10 Bar [145 psi]  
 Peso: 238 g [13.3 oz]  
 Entrada de aire: 1/4 BSP/NPS  
 Tamaños de orificio de boquilla de HVLP:  
 0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0  
 Tamaños de orificio de boquilla de acabado fino:  
 1.2, 1.3, 1.4

## Pistolas y sistemas de pulverización

Producto	N.º de ref.
<b>Sistema de pistola de pulverización de alto rendimiento HVLP 3M™</b> (1 pistola de pulverización, 1 válvula de control de aire, 1 anillo de seguridad, 15 boquillas de atomización por gravedad, 1 cazoleta 3M™ PPS™ Serie 2.0, 5 vasos y tapas, 3 tapones de cierre)	26778
<b>Sistema de pistola de pulverización de alto rendimiento de acabado fino 3M™</b> (1 pistola de pulverización, 1 válvula de control de aire, 1 anillo de seguridad, 15 boquillas de atomización por gravedad, 1 cazoleta 3M™ PPS™ Serie 2.0, 5 vasos y tapas, 3 tapones de cierre)	26978
<b>3M™ Pistola de pulverización de alto rendimiento</b> (pistola de pulverización y válvula de control de aire)	26832

## Piezas de repuesto y accesorios

Producto	N.º de ref.
3M™ Anillo de seguridad para pistola de pulverización de alto rendimiento	26835
3M™ Pack de conversión H/O para la pistola de pulverización de alto rendimiento	26837
3M™ Aguja para la pistola de pulverización de alto rendimiento	26838
3M™ Kit de reconstrucción de la pistola de pulverización de alto rendimiento	26840
3M™ Kit de reconstrucción de la pistola de pulverización de alto rendimiento	26841

## Kits de recarga boquillas de atomización HVLP

Color	Tamaño	Cantidad	N.º de ref.
Blanco	0.9	5	26709
Azul	1.2	5	26712
Verde	1.3	5	26713
Naranja	1.4	5	26714
Morado	1.6	5	26716
Transparente	1.8	5	26718
Rojo	2.0	5	26720

## Kits de recarga boquillas de atomización de acabado fino


Color	Tamaño	Cantidad	N.º de ref.
Azul	1.2	5	26912
Verde	1.3	5	26913
Naranja	1.4	5	26914



**3M España, S.L.**  
 Calle Juan Ignacio  
 Luca de Tena, 19-25  
 28027 Madrid

[www.3m.com.es/reparacionautomovil](http://www.3m.com.es/reparacionautomovil)

Para obtener más información, visítenos en  
[www.3m.com.es/aplicacionpintura](http://www.3m.com.es/aplicacionpintura)



Para obtener información adicional, incluyendo información importante sobre la seguridad y la garantía, en relación con los productos de posventa de automoción de 3M, visite: [www.3m.com.es/aad-info](http://www.3m.com.es/aad-info)

Recicle. ©3M 2022. 3M es una marca registrada de 3M Company. Todos los derechos reservados.