

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ Pistolet de pulvérisation haut rendement

Kits de systèmes par
gravitation, pièces et
accessoires

La façon la plus
intelligente de pulvériser.

Le pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™ a été conçu pour offrir les meilleures performances de sa catégorie tout en vous faisant gagner du temps. Vous bénéficierez d'un nettoyage et de changements plus rapides, ainsi que de temps de cycle plus courts. Il s'agit du meilleur de 3M Science, le tout concentré dans le pistolet de pulvérisation le plus léger du monde.



Une grande précision



Pulvériser des couleurs unies, des peintures perlées et métallisées, des vernis, des mastics et des primaires avec une efficacité de transfert et de pulvérisation remarquable, semblable à que vous attendez d'un pistolet de pulvérisation professionnel haut de gamme.

Des temps de cycle plus rapides



Le système intégré avec les godets 3M™ PPS™ série 2.0 et les buses remplaçables implique des transitions plus rapides ce qui permet de passer plus de temps à pulvériser.



3M™ Pistolet de pulvérisation haut rendement

avec buses de pulvérisation HVLP

Mélangez moins. Peignez plus.
Pulvérisez intelligemment.

Comme tout peintre le sait, une fois la peinture mélangée, il n'y a plus de retour possible. Soit vous l'utilisez, soit vous la perdez, ce qui peut réduire vos profits. Et si nous vous disions qu'il est possible de mélanger moins de peinture tout en obtenant la même couverture ou une meilleure couverture ? Grâce au pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™, cette possibilité peut devenir réalité. Il s'agit d'une efficacité de transfert supérieure, avec jusqu'à 26% de déchets de matériaux en moins que les principaux pistolets de pulvérisation en métal*, le tout dans la paume de votre main. Gagnez en efficacité : pulvérisez intelligemment.

*L'efficacité de transfert maximale varie selon le type de pistolet de pulvérisation et les réglages.

Nettoyage en quelques secondes



Il suffit de tourner la bague de serrage, de retirer la buse de pulvérisation et d'essuyer l'aiguille. Remplacez-la par une nouvelle buse ou une buse propre et vous êtes prêt pour votre prochaine pulvérisation.

Le plus léger du monde



Le corps composite avancé résistant aux chocs et renforcé en acier inoxydable offre des performances et une durabilité supérieures, le tout combiné dans le pistolet de pulvérisation le plus léger au monde.

Présentation

des buses de pulvérisation de finition fine pour système par gravité pour le pistolet de pulvérisation haut rendement 3M

Le plus récent ajout à la gamme des produits du pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™.

Dans une industrie qui exige de la vitesse, tout comme vous exigez une finition de qualité, il n'y a pas de temps pour les compromis. Vous avez besoin de l'équipement de pulvérisation adapté à votre expertise et à votre rythme de peintre lorsqu'une finition plus soignée est nécessaire.

Présentation des buses de finition fine pour le pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™. Dotées d'une technologie innovante permettant de les changer rapidement, ces buses permettent désormais de pulvériser certains des revêtements les plus difficiles. Elles aident à réaliser une correspondance parfaite des couleurs et à appliquer des vernis transparents comme du verre. Découvrez une finition haut de gamme accompagnée de la rapidité, de la qualité et de la pulvérisation fine que vous recherchez.



Finition haut de gamme

Une bonne réparation se mesure à sa capacité à s'harmoniser parfaitement avec la finition existante – sans raccord et invisible. Là où le débit élevé, la pulvérisation fine et la cohérence du motif se rencontrent pour vous aider à obtenir une finition lisse et contrôlable.



Pulvérisation uniforme

Optimisé pour une excellente pulvérisation pour vous aider à faire correspondre efficacement les couleurs et les textures les plus difficiles. Avec les dernières technologies de revêtement, une pulvérisation précise peut aider à obtenir la finition la plus fine dont vous avez besoin.



Application plus rapide*

La combinaison de vitesse et de qualité que vous exigez. Faites l'expérience d'une application sans effort et d'une formation de film plus rapide. Appliquez même les revêtements les plus difficiles sans jamais sacrifier une finition de qualité supérieure.

*Par rapport aux buses HVLP.



Pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™ – une révolution dans la technologie des pistolets de pulvérisation qui offre des performances de pulvérisation haut de gamme avec une productivité inégalée.

Le secret se trouve dans notre technologie avancée de buses interchangeable. Avec une gamme à finition fine proposant un large choix de tailles HVLP, toutes les buses de pulvérisation sont optimisées pour une pulvérisation uniforme et une efficacité de transfert supérieure, sur une gamme complète de revêtements à hautes performances. Pulvériser des couleurs unies, des peintures métallisées, des peintures perlées, des vernis, des mastics, des primaires et bien plus encore tout en obtenant les mêmes performances haut de gamme que vous attendez de votre meilleur pistolet de pulvérisation. Et à chaque fois que vous changez la buse remplaçable, c'est comme si vous aviez un pistolet de pulvérisation tout neuf.



Spécifications

Consommation d'air HVLP : 370 SLPM [13 SCFM]
 Consommation d'air de finition fine : 370 SLPM [13 SCFM]
 Pression de fonctionnement HVLP maximum : 1.38 Bar [20 psi]
 Pression de fonctionnement de finition fine : 2.0 Bar [29 psi]
 Pression de fonctionnement : 0.5 - 2.6 Bar [7 - 37 psi]
 Température de fonctionnement maximale : 50 °C [122 °F]
 Suppression de fonctionnement maximale : 10 Bar [145 psi]
 Poids : 238 g [13.3 oz]
 Entrée d'air : 1/4 BSP/NPS
 Tailles des orifices des buses HVLP : 0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0
 Tailles d'orifice de buse à finition fine : 1.2, 1.3, 1.4

Pistolets et systèmes de pulvérisation

Produit	Référence
Système de pistolet de pulvérisation haut rendement HVLP 3M™ (1 pistolet de pulvérisation, 1 vanne de régulation d'air, 1 bague de serrage, 15 buses de pulvérisation par gravité, 1 godet 3M™ PPS™ Série 2.0, 5 poches et couvercles, 3 capuchons d'étanchéité)	26778
Système de pistolet de pulvérisation haut rendement de finition fine 3M™ (1 pistolet de pulvérisation, 1 vanne de régulation d'air, 1 bague de serrage, 15 buses de pulvérisation par gravité, 1 godet 3M™ PPS™ Série 2.0, 5 poches et couvercles, 3 capuchons d'étanchéité)	26978
3M™ Pistolet de pulvérisation haut rendement (pistolet de pulvérisation et vanne de régulation d'air)	26832

Pièces de rechange et accessoires

Produit	Référence
Bague de serrage pour pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™	26835
Pack de conversion H/O pour pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™	26837
Aiguille pour pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™	26838
Kit de remise à neuf du pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™	26840
Kit de joints toriques pour pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™	26841

Kits de recharge pour buse de pulvérisation HVLP

Couleur	Taille	Quantité	Référence
Blanc	0.9	5	26709
Bleu	1.2	5	26712
Vert	1.3	5	26713
Orange	1.4	5	26714
Violet	1.6	5	26716
Transparent	1.8	5	26718
Rouge	2.0	5	26720

Kits de recharge pour buse de pulvérisation de finition fine


Couleur	Taille	Quantité	Référence
Bleu	1.2	5	26912
Vert	1.3	5	26913
Orange	1.4	5	26914



3M France
 1 Parvis de l'Innovation
 CS 20203
 95006 Cergy-Pontoise
 France
 Tel : +33 (0)1 30 31 61 61
 3M.contact.fr@mmm.com
 www.3M.com/fr/repauto

3M Belgium bvba / sprl
 Automotive Aftermarket
 Hermeslaan, 7
 1831 Diegem
 Belgique
 Tel: (+32) 2808 17 91
 3M.CDC.bnl@mmm.com
 www.3Mautocarrosserie.be

3M (Suisse) S.à r.l.
 Systèmes de Réparation pour l'Automobile
 Eggstrasse 91
 CH-8803 Rüschlikon
 Suisse
 Tel: +41 4350 896 58
 3M.PAS.ch@mmm.com
 www.3M-autoinfo.ch



Pour plus d'informations, y compris des informations importantes sur la sécurité et la garantie, concernant les produits 3M Automotive Aftermarket, veuillez consulter le site :
www.3m.fr/aad-info // www.3mbelgique.be/aad-info // www.3msuisse.ch/aad-info

Pour en savoir plus, visitez le site www.3m.fr/applicationpeinture

3M et PPS sont des marques de 3M Company.
 Pensez au recyclage. © 3M 2022. Tous droits réservés.