

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ Aerografo ad alte prestazioni

Kit, ricambi e accessori del
sistema di spruzzatura per
utilizzo con tazze a gravità

Il modo più intelligente di spruzzare.

L'aerografo 3M™ ad alte prestazioni è stato progettato specificamente per realizzare spruzzature di elevata qualità e farti risparmiare tempo. La pulizia sarà più rapida, i cambi più veloci e i cicli di lavoro più brevi. Tutto il meglio della scienza 3M, concentrato in un aerografo tra i più leggeri al mondo.



Prestazioni precise



Potrai spruzzare colori solidi, vernici metallizzate e perlate, rivestimenti trasparenti, sigillanti e fondi ottenendo le stesse prestazioni di efficienza di trasferimento e nebulizzazione che ti aspetti dagli aerografi professionali di elevata qualità.

Tempi di lavoro più rapidi



Il sistema, integrato con i liner di verniciatura monouso 3M™ PPS™ Serie 2.0 e gli ugelli intercambiabili, consente una preparazione più rapida per avere più tempo da dedicare alla spruzzatura.



3M™ Aerografo ad alte prestazioni
con teste di spruzzatura HVLP

Miscela meno. Vernicia di più.
Spruzzatura intelligente.

Ogni verniciatore sa che una volta miscelata, la vernice deve essere utilizzata. La usi o la sprechi, il che può ridurre i tuoi profitti. E se ti dicessimo che puoi miscelare meno vernice per ottenere la stessa copertura o addirittura migliorarla? Grazie alla pistola a spruzzo 3M™ ad alte prestazioni, ciò può diventare realtà. La nostra pistola a spruzzo offre un'elevata efficienza di trasferimento, riducendo fino al 26% il consumo di materiale rispetto ad altre pistole a spruzzo in metallo*. Non ridurre la tua efficienza: inizia a spruzzare in modo intelligente.

*La massima efficienza di trasferimento varia in base alle impostazioni e al tipo di pistola a spruzzo.

Si pulisce in pochi secondi



È sufficiente ruotare la ghiera di bloccaggio, rimuovere la testa di spruzzatura e pulire l'ago. Sostituisci l'ugello con uno nuovo o pulito e sarai pronto per il tuo prossimo lavoro.

Uno tra i più leggeri



Il corpo pistola in materiale composito innovativo rinforzato in acciaio inox, resiste agli urti e offre prestazioni e durata eccezionali ... tutto concentrato in un aerografo tra i più leggeri al mondo.

3M™ Teste di spruzzatura ad alto trasferimento

per aerografo 3M™ ad alte prestazioni

L'ultima novità della gamma dell'aerografo 3M™ ad alte prestazioni.

In un settore industriale che richiede velocità, e proprio per te che richiedi una finitura di qualità, non c'è spazio per i compromessi. Hai bisogno dell'attrezzatura giusta per soddisfare le tue abilità di verniciatore e il tuo ritmo di lavoro, soprattutto quando è necessaria una finitura perfetta.

Teste di spruzzatura ad alto trasferimento per aerografo 3M™ ad alte prestazioni. L'innovativa tecnologia degli ugelli a cambio rapido, ora è disponibile anche per spruzzare i rivestimenti più critici. Gli ugelli di spruzzatura ad alto trasferimento realizzano una perfetta corrispondenza delle tinte e possono essere utilizzati per l'applicazione dei trasparenti. Scopri una finitura di elevata qualità con la velocità di applicazione che cerchi.



Finitura di elevata qualità

L'arte di una buona riparazione consiste nel realizzare una superficie omogenea, rendendo la riparazione invisibile. Abbiamo combinato portata elevata, nebulizzazione fine e finitura uniforme, per aiutarti a ottenere una superficie liscia e regolare.



Nebulizzazione uniforme

Ottimizzati per un'eccellente nebulizzazione, così è più semplice realizzare il perfetto abbinamento dei colori e le finiture più critiche. I rivestimenti di ultima generazione necessitano di una nebulizzazione fine e precisa, che ti aiuta a realizzare la finitura di cui hai bisogno.



Applicazione più veloce*

La combinazione di velocità e qualità che desideri. Applicazione semplice e formazione più veloce del film di vernice. Utilizzabili anche con i rivestimenti più critici, senza mai compromettere la qualità della finitura.

*Rispetto agli ugelli HVLP.



Aerografo ad alte prestazioni 3M™: una rivoluzione nella tecnologia delle pistole a spruzzo, con prestazioni al top della gamma e produttività senza rivali.

Il segreto sta nella nostra innovativa tecnologia di ugelli intercambiabili. Ampia gamma di ugelli ad alto trasferimento e HVLP, ottimizzati per una nebulizzazione uniforme e un'efficienza di trasferimento superiore con una varietà di rivestimenti diversi. Potrai spruzzare basi opache, metallizzati, perlati, trasparenti, sigillanti, fondi e molto altro ottenendo le prestazioni che ti aspetti dai migliori aerografi professionali. E ogni volta che sostituirai l'ugello con uno nuovo, sperimenterai prestazioni di spruzzatura sempre nuove.



Specifiche tecniche

Consumo d'aria ugelli HVLP: 370 SLPM [13 SCFM]
 Consumo d'aria ugelli ad alto trasferimento: 370 SLPM [13 SCFM]
 Massima pressione di esercizio modalità HVLP: 1.38 Bar [20 psi]
 Pressione di esercizio modalità ad alto trasferimento: 2.0 Bar [29 psi]
 Intervallo della pressione di esercizio: 0.5 - 2.6 Bar [7 - 37 psi]
 Temperatura massima di esercizio: 50 °C [122 °F]
 Sovrapressione operativa massima: 10 Bar [145 psi]
 Peso: 238 g [13.3 oz]
 Presa d'aria: 1/4 BSP/NPS
 Dimensioni orifizio ugello HVLP: 0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0
 Dimensioni orifizio ugelli ad alto trasferimento: 1.2, 1.3, 1.4

Kit completi e corpo pistola

Prodotto	P.N.
Kit aerografo 3M™ HVLP (1 corpo pistola, 1 manometro dell'aria, 1 ghiera di bloccaggio, 15 teste di spruzzatura HVLP, 1 tazza rigida 3M™ PPS™ Serie 2.0, 5 coperchi e liner, 3 tappi di chiusura)	26778
Kit lancio aerografo 3M™ ad alto trasferimento (1 corpo pistola, 1 manometro premium per la regolazione dell'aria, 1 ghiera di bloccaggio, 15 teste di spruzzatura ad alto trasferimento, 1 tazza rigida 3M™ PPS™ Serie 2.0, 5 coperchi e liner, 3 tappi di chiusura)	26978
3M™ Aerografo ad alte prestazioni (corpo pistola e manometro dell'aria)	26832

Accessori e parti di ricambio

Prodotto	P.N.
3M™ Ghiera di bloccaggio per aerografo ad alte prestazioni	26835
3M™ Kit di conversione H/O per aerografo ad alte prestazioni	26837
3M™ Ago per aerografo ad alte prestazioni	26838
3M™ Kit ricambi per aerografo ad alte prestazioni	26840
3M™ Kit O-ring di ricambio per aerografo ad alte prestazioni	26841

Teste di spruzzatura HVLP

Colore	Dimensione	Quantità	P.N.
Bianco	0.9	5	26709
Blu	1.2	5	26712
Verde	1.3	5	26713
Arancio	1.4	5	26714
Viola	1.6	5	26716
Trasparente	1.8	5	26718
Rosso	2.0	5	26720

Testa di spruzzatura alto trasferimento


Colore	Dimensione	Quantità	P.N.
Blu	1.2	5	26912
Verde	1.3	5	26913
Arancio	1.4	5	26914



3M Italia srl

Divisione Prodotti Autocarrozzeria
 Via Norberto Bobbio 21
 20096 Pioltello MI
 Tel. 02 7035.1
 3mitaly@mmm.com
 3Mautocarrozzeria.it

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.3mitalia.it/applicazionevernice



Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti la sicurezza e la garanzia dei prodotti 3M Autocarrozzeria, si prega di visitare il sito www.3mitalia.it/aad-info

Si prega di riciclare. © 3M 2022. 3M è un marchio commerciale di 3M Company. Tutti i diritti riservati.