

**3M** Science.  
Applied to Life.™

## 3M™ Performance Spuitpistool

Zwaartekrachtssysteemkits,  
onderdelen en accessoires

De slimmere manier om te spuiten.

Het 3M™ Performance Spuitpistool is speciaal ontworpen om de beste prestaties in zijn klasse te leveren en om u tijd te besparen. U zult ontdekken dat reinigen en wisselen sneller gaan en de cyclustijden korter worden. Het is het beste van 3M Science, allemaal samengebracht in het lichtste spuitpistool ter wereld.



## Nauwkeurige prestaties



Spuut effen kleuren, parels, metallics, blanke lakken, sealers en primers met de hoge overdrachtsefficiëntie en verneveling die u verwacht van een premium professioneel spuitpistool.

## Kortere cyclustijden



Geïntegreerd systeem met de 3M™ PPS™ Series 2.0 spuitbekers en vervangbare spuitkoppen voor sneller wisselen en meer absolute werktijd.



## 3M™ Performance spuitpistool met HVLP-verstuiverkoppen

Minder mengen. Meer lakken.  
Slimmer spuiten.

Zoals iedere schilder weet, als verf eenmaal gemengd is, moet het gebeuren. Je gebruikt het of je verliest het, wat in je winst kan snijden. Wat als we u zouden vertellen dat u minder lak mengt en toch dezelfde of betere dekking krijgt? Met het 3M™ Performance-spuitpistool kan die mogelijkheid werkelijkheid worden. Het is een superieure overdrachtsefficiëntie, met tot 26% minder materiaalverspilling dan toonaangevende metalen spuitpistolen\*, allemaal binnen handbereik. Bezuinig niet op uw efficiëntie - begin op een slimme manier te spuiten.

\*Maximale overdrachtsefficiëntie is afhankelijk van het type spuitpistool en instellingen.

## Schoon in seconden



Draai de sluitring los, verwijder de spuitkop en veeg de naald schoon. Plaats een nieuwe spuitkop of maak hem schoon en u bent klaar voor uw volgende spuitklus.

## Lichtste ter wereld



Het geavanceerde, schokbestendige, met roestvast staal versterkte composietlichaam biedt topprestaties en is duurzaam, en dat allemaal in het lichtste spuitpistool ter wereld.

## We introduceren de 3M™ Performance zwaartekracht-verstuiverkoppen voor een fijne afwerking voor het 3M™ Performance spuitpistool

De nieuwste toevoeging aan de 3M™ Performance spuitpistolen.

In een branche die snelheid vereist, die net zoals u een hoogwaardige afwerking vereist, is er geen tijd voor compromissen. U hebt de juiste spuitapparatuur nodig die past bij uw expertise en tempo als schilder in situaties waar een fijnere afwerking nodig is.

We introduceren 3M™ Performance-mondstukken met een fijne afwerking voor het 3M™ Performance-spuitpistool. Innovatieve snelwisselmondstuktechnologie, nu uitgerust om enkele van de meest uitdagende coatings te spuiten. Helpt uw kleur perfect op elkaar af te stemmen en om blanke lakken als glas te verven. Ervaar een eersteklas afwerking met de snelheid, kwaliteit en fijne verneveling die u zoekt.



### Premium afwerking

De kunst van een goede reparatie is de mogelijkheid om de bestaande afwerking aan te passen - naadloos en onzichtbaar. Waar een hoge doorstroom, fijne verneveling en patroonconsistentie samenkomen om u te voorzien van een gladde, controleerbare afwerking.



### Consistente verneveling

Geoptimaliseerd voor uitstekende verneveling om u te helpen de meest uitdagende kleuren en texturen effectief te matchen. Met de nieuwste coatingtechnologieën kan nauwkeurige verneveling helpen om de fijnere afwerking te krijgen die u nodig hebt.



### Sneller aan te brengen\*

De combinatie van snelheid en kwaliteit die u verlangt. Ervaar een moeiteloze toepassing en snellere verfpobouw. Zorg voor zelfs de moeilijkste coatings - zonder concessies te doen aan een eersteklas afwerking.

\*Vergeleken met HVLP-mondstukken.



Het 3M™ Performance spuitpistool — een revolutie in spuitpistooltechnologie die topprestaties levert met een ongeëvenaarde productiviteit.

Het geheim schuilt in onze geavanceerde technologie voor het wisselen van spuitkop. Dankzij een reeks fijne afwerkingen en HVLP-afmetingen, is elke verstuivingskop geoptimaliseerd voor een consistente verneveling en superieure overdrachtsefficiëntie - over een volledig assortiment highperformance coatings. Spuit effen kleuren, metallics, pearls, blanke lakken, sealers, primers en meer met dezelfde premium prestaties die u verwacht van uw beste spuitpistool. En elke keer dat u de vervangbare spuitkop vervangt door een nieuwe, kunt u een zo goed als nieuwe spuitprestatie verwachten.



## Specificaties

Luchtverbruik HVLP: 370 SLPM [13 SCFM]  
 Luchtverbruik fijne afwerking: 370 SLPM [13 SCFM]  
 Maximale HVLP-werkdruk: 1.38 Bar [20 psi]  
 Werkdruk fijne afwerking: 2.0 Bar [29 psi]  
 Werkdrukgebied: 0.5 - 2.6 Bar [7 - 37 psi]  
 Maximale bedrijfstemperatuur: 50 °C [122 °F]  
 Maximale bedrijfsoverdruk: 10 Bar [145 psi]  
 Gewicht: 238 g [13.3 oz]  
 Luchtinlaat: 1/4 BSP/NPS  
 Afmetingen HVLP-spuitopening:  
 0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0  
 Afmetingen mondstukopeningen voor een fijne afwerking:  
 1.2, 1.3, 1.4

## Spuitpistolen en -systemen

Product	Artikelnr.
<b>3M™ Performance HVLP-spuitpistoolsysteem</b> (1 spuitpistool, 1 luchtregelklep, 1 afsluitkraag, 15 zwaartekrachtverstuiverkoppen, 1 3M™ PPST™ Serie 2.0 mengbeker, 5 deksels en voeringen, 3 afsluitpluggen)	26778
<b>3M™ Performance spuitpistoolsysteem voor een fijne afwerking</b> (1 spuitpistool, 1 luchtregelklep, 1 afsluitkraag, 15 zwaartekrachtverstuiverkoppen, 1 3M™ PPST™ Serie 2.0 mengbeker, 5 deksels en voeringen, 3 afsluitpluggen)	26978
<b>3M™ Performance spuitpistool</b> (spuitpistool en luchtregelklep)	26832

## Reserveonderdelen en accessoires

Product	Artikelnr.
3M™ Performance Sluitering voor Spuitpistool	26835
3M™ Performance Spuitpistool H/O-conversiepakket	26837
3M™ Performance Spuitpistoolnaald	26838
3M™ Performance Spuitpistool - Revisiekit	26840
3M™ Performance Spray Gun O-Ring Kit	26841

## HVLP Spuitkop navulkits

Kleur	Maat	Quantity	Artikelnr.
Wit	0.9	5	26709
Blauw	1.2	5	26712
Groen	1.3	5	26713
Oranje	1.4	5	26714
Paars	1.6	5	26716
Transparant	1.8	5	26718
Rood	2.0	5	26720

## Navulsets verstuivingskoppen voor een fijne afwerking

Kleur	Maat	Quantity	Artikelnr.
Blauw	1.2	5	26912
Groen	1.3	5	26913
Oranje	1.4	5	26914



**3M Nederland B.V.**  
 Automotive Aftermarket  
 Molengraaffsingel 29,  
 2629 JD Delft  
 Nederland  
 Tel: (+31) 1580 80 217  
 3M.CDC.bnl@mmm.com

**3M Belgium bvba / sprl**  
 Automotive Aftermarket  
 Hermeslaan, 7  
 1831 Diegem  
 België  
 Tel: (+32) 2808 17 91  
 3M.CDC.bnl@mmm.com

Voor meer informatie bezoek ons op:  
[www.3M.nl/pps-lak](http://www.3M.nl/pps-lak) // [www.3M.be/pps-peinture](http://www.3M.be/pps-peinture)



Voor aanvullende informatie, waaronder belangrijke veiligheids- en garantie-informatie, over 3M Automotive Aftermarket Producten, gaat u naar: [www.3m.nl/aad-info](http://www.3m.nl/aad-info) // [www.3m.be/aad-info](http://www.3m.be/aad-info)

3M en PPS zijn handelsmerken van 3M Company.  
 Recycle dit product. © 3M 2022. Alle rechten voorbehouden.