

**3M** Science.  
Applied to Life.™

## 3M™ Performance Sprutpistol

Gravity System-kit,  
delar och tillbehör

Det smartare sättet att sprutlackera.

3M™ Performance Sprutpistol är specialkonstruerad för att ge bästa prestanda samtidigt som du sparar tid. Snabbare rengöring, snabbare byten och kortare cykler. Det är det bästa från 3M Forskning och utveckling, förpackat i världens lättaste sprutpistol.



## Precisionsprestanda



Spraya solida färger, metallics, pearl, klarlackar, stenskottskydd/underredsskydd och grundfärger med den höga överföringseffektiviteten och finfördelningen du förväntar dig av en förstklassig professionell sprutpistol.

## Snabbare bytestider



Integrerat med 3M PPS-serie 2.0-koppar och munstycken innebär mindre rengöring, snabbare pistolbyten och mer tid i lackeringszonen.



## 3M™ Performance-sprutpistol med HVLP-sprutmunstycken

Blanda mindre. Lackera mer.  
Spraya smart.

Som alla lackerare vet: så snart färgen har blandats är den förbrukad. Antingen använder du den eller slänger den, vilket påverkar din vinst. Om vi säger att det är möjligt att blanda mindre mängd lack och ändå få samma eller bättre täckning? Med 3M™ Performance Sprutpistol kan det bli verklighet. Dess överlägsna överföringseffektivitet, med upp till 26% mindre materialspill jämfört med ledande sprutpistoler i metall, allt i din egen hand. Kompromissa inte med effektiviteten – börja spraya smartare.

\*Maximal överföringseffektivitet varierar beroende på sprutpistolstyp och inställningar.

## Rengör på några sekunder



Vrid helt enkelt låsringen, ta bort sprutmunstycket och torka av nålen. Byt med ett nytt eller rent munstycke, så är du redo att lackera ditt nästa jobb.

## Lättast i världen



Det avancerade slagåliga, rostfria och stålförstärkta komposithöljet erbjuder högsta prestanda och hållbarhet, allt packat i den lättaste sprutpistolen i världen.

Vi presenterar

## 3M™ Performance Gravity Fine Finish sprutmunstycken

för 3M™ Performance Sprutpistol

Det senaste tillskottet till  
3M™ Performance Sprutpistol-  
sortimentet.

I en bransch som kräver hög hastighet, precis som du kräver en hög kvalitet, finns det inte rum för kompromisser. När en finare finish krävs behöver du rätt sprututrustning för att matcha din expertis och ditt tempo som lackerare.

Vi presenterar 3M Fine Finish-munstycken för 3M Performance -Sprutpistol. Innovativ teknik för snabba byten mellan olika munstycken, nu utrustad för att klara de svåraste applikationerna, underlätta färgåtergivning och lägga klarlack som glasytor. Upplev förstklassig finish, hög hastighet, kvalitet och ett sprutmönster du letar efter.



### Premium finish

Konsten med en bra reparation handlar om förmågan att återskapa den befintliga finishen – sömlöst och osynligt. När hög flödes hastighet, fin finfördelning och konsekvent sprutmönster möts för att ge dig en jämn, kontrollerbar finish.



### Enhetlig finfördelning

Optimerad för utmärkt finfördelning för att hjälpa dig att effektivt matcha de mest utmanande kulörerna och texturerna. Med den senaste tekniken kan exakt finfördelning hjälpa dig att få den finare finish som du behöver.



### Snabbare applicering\*

Kombinationen av snabbhet och kvalitet som du efterfrågar. Upplev enkel applicering och snabbare lackupbyggnad. Lackera även de svåraste applikationerna – utan att ge avkall på en förstklassig finish.

\*Jämfört med HVLP-munstycken.





3M™ Performance Sprutpistol – en revolution inom spraypistolteknologi som levererar prestanda i toppklass med ööverträffad produktivitet.

Hemligheten ligger i vår avancerade teknik med utbytbara munstycken. Med en rad Fine Finish och HVLP-storlekar är varje sprutmunstycke optimerat för konsekvent resultat och överlägsen överföringseffektivitet – över ett komplett utbud av högpresterande lacker. Lackera solida färger, metallic, pärlemor, klarlack, skyddsbeläggningar, primers och mer med samma höga prestanda som du förväntar dig av din bästa sprutpistol. Och varje gång du byter ut det utbytbara munstycket mot ett nytt känns din sprutpistol som ny.



## Specifikationer

HVLP Luftkonsumtion: 370 LPM [13 SCFM]  
Finfinish-luftförbrukning: 370 LPM [13 SCFM]  
Max. HVLP arbetstryck: 1.38 Bar [20 psi]  
Fine Finish arbetstryck: 2.0 Bar [29 psi]  
Driftstryckintervall: 0.5 - 2.6 Bar [7 - 37 psi]  
Maximal drifttemperatur: 50 °C [122 °F]  
Maximalt driftstryck: 10 Bar [145 psi]  
Vikt: 238 g [13.3 oz]  
Luftintag: 1/4 BSP/NPS  
HVLP Munstycksstorlekar: 0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0  
Fine Finish Munstycksstorlekar: 1.2, 1.3, 1.4

## Sprutpistoler och sprutsystem

Produkt	Art. nr.
<b>3M™ Performance HVLP sprutpistolsystem</b> (1 sprutpistol, 1 luftkontrollventil, 1 låsring, 15 gravitationsförstoftningshuvuden, 1 3M™ PPS™ Series 2.0 blandningskopp, 5 lock och liners, 3 korkar)	26778
<b>3M™ Performance finfinish-sprutpistolsystem</b> (1 sprutpistol, 1 luftkontrollventil, 1 låsring, 15 gravitationsförstoftningshuvuden, 1 3M™ PPS™ Series 2.0 blandningskopp, 5 lock och liners, 3 korkar)	26978
<b>3M™ Performance Sprutpistol</b> (Sprutpistol och luftkontrollventil)	26832

## Reservdelar och tillbehör

Produkt	Art. nr.
3M™ Performance Låsring för sprutpistol	26835
3M™ Performance Sprutpistol H/O-konverteringspaket	26837
3M™ Performance Sprutpistol nål	26838
3M™ Performance Sprutpistol Rebuildkit	26840
3M™ Performance Sprutpistol O-ring-sats	26841

## HVLP-sprutmunstycke refill-kit

Färg	Storlek	Kvantitet	Art. nr.
Vit	0.9	5	26709
Blå	1.2	5	26712
Grön	1.3	5	26713
Orange	1.4	5	26714
Lila	1.6	5	26716
Klar	1.8	5	26718
Röd	2.0	5	26720

## Finfinish-sprutmunstycke refill-kit

Färg	Storlek	Kvantitet	Art. nr.
Blå	1.2	5	26912
Grön	1.3	5	26913
Orange	1.4	5	26914



### 3M Svenska AB


Bileftermarknad  
Herrjärva torg 4  
170 67 Solna

Tel. 08-922100

aadukenquiries@mmm.com

www.3m.se/bileftermarknad

För ytterligare information vänligen besök [www.3m.se/pps-lackering](http://www.3m.se/pps-lackering)



För ytterligare information, inklusive viktig säkerhets- och garantiinformation, om 3M Automotive Aftermarket Products, vänligen besök: [www.3m.se/aad-info](http://www.3m.se/aad-info)

3M och PPS är varumärken tillhörande 3M Company.  
Vänligen återvinn. © 3M 2022. Med ensamrätt.