

3M Science.
Applied to Life.™

Il nuovo

3M™ Applicatore colla hot-melt

L'ultima generazione di applicatori colla hot-melt 3M™ per i nostri adesivi TC/TC-Q è ora disponibile.

Il design comodo ed efficiente del nostro nuovo applicatore colla hot-melt 3M™ TC/TC-Q combina i nostri modelli TC e Quadrack precedenti, offrendo le versioni sia a normale che a bassa temperatura, per consentirti di continuare a utilizzare la nostra vasta gamma di adesivi. Questo nuovo applicatore offre alta qualità e convenienza, con un nuovo e migliorato design leggero ed economico.

Le caratteristiche migliorate includono una nuova impugnatura morbida per un uso più confortevole. Il design innovativo include anche un nuovo scomparto per il riscaldatore, in modo che la colla si scaldi più uniformemente prima che passi direttamente attraverso la pistola, garantendo così un'applicazione più fluida.

Si riscalda velocemente ed è ancora più facile da usare.

- ▶ Si riscalda in soli 6 minuti a temperatura ambiente
- ▶ Grilletto regolabile per diverse erogazioni in base alla pressione esercitata o alle dimensioni della mano
- ▶ Profilo ridotto che facilita la precisione con una migliore visibilità dell'ugello
- ▶ La base robusta mantiene lo strumento in posizione verticale quando non viene utilizzato impedendo alla colla di sciogliersi
- ▶ È possibile aggiungere delle punte alle alette in modo da poter riporre l'adesivo lateralmente senza gocciolare
- ▶ L'ugello si pulisce facilmente; la base è anche uno strumento per la regolazione dell'ugello
- ▶ Il riscaldatore autoregolante PTC consente di utilizzare modelli che funzionano con tensioni da 110 V a 230 V
- ▶ Non occorre un convertitore Quadrack; è facilmente possibile cambiare uno stick di adesivo a caldo hot-melt di tipo Q o TC




Nozioni di base a colpo d'occhio.

Applicatore industriale di dimensioni medie da 15,875 mm con camera di riscaldamento ecologica progettata per un basso consumo energetico. Robusto e facile da usare per produzioni medie. Tempo di riscaldamento di 6 minuti, con interruttore di accensione e spegnimento illuminato.

Ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali:



Ampia gamma di applicazioni per la lavorazione del legno, con una buona produzione e un funzionamento regolare.




Assemblaggio del prodotto con un profilo sottile per aiutare gli operatori ad applicare l'adesivo in modo più accurato.



Applicazioni per la chiusura e l'imballaggio di cartoni, con un design robusto e affidabile che resiste a un uso ripetuto.

Informazioni per l'ordine

Prodotto	Temp	SKU	Tensione	Tipo di connettore	Formato colla	Riscaldatore	Controllo temperatura	Temperatura di esercizio	Cavo di alimentazione	Imballaggio
3M™ Applicatore colla hot-melt TC/TC-Q, GEN II	Livello basso	7100255832	110 - 230 V	Euro	15.875	PTC	Riscaldatore autoregolante	130 °C	3 m	Scatola di cartone (10 per cartone)
	Normale	7100255953						190 °C		
3M™ Applicatore colla hot-melt TC/TC-Q, GEN II	Livello basso	7100255955	110 - 230 V	Regno Unito	15.875			130 °C		
	Normale	7100255954						190 °C		



Esegui la scansione o clicca qui per maggiori informazioni.

3M

Selezione del prodotto e utilizzo: molti fattori fuori dal controllo di 3M, noti solo all'utilizzatore, possono influenzare l'uso e le performance di un prodotto 3M per una particolare applicazione. Di conseguenza, il cliente è il solo responsabile della corretta valutazione (inclusa, a titolo esemplificativo, l'idoneità allo scopo e l'idoneità per una specifica applicazione), della selezione e dell'uso dei prodotti 3M. I prodotti per la sicurezza devono sempre essere selezionati e utilizzati in conformità a tutte le normative e agli standard applicabili (ad es. OSHA, ANSI e altri), dopo aver condotto un'adeguata valutazione dei rischi. La mancata valutazione, o scelta accurata di un prodotto 3M, e l'uso scorretto potrebbero provocare lesioni, malattie, decesso, e/o danni alla proprietà. Smaltire le teste di spruzzatura usate, i residui di vernici/rivestimenti, i contenitori/materiali usati e i prodotti PPS in conformità alle normative locali.

Garanzia, risarcimento parziale e limitazione di responsabilità: salvo diversa garanzia riportata in modo specifico sulla confezione del prodotto 3M o sulla documentazione del prodotto (nel qual caso vale la garanzia), 3M garantisce che ciascun prodotto 3M soddisfi le specifiche di prodotto 3M applicabili nel momento in cui 3M invia il prodotto. 3M NON FORNISCE ALTRE GARANZIE O CONDIZIONI, ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSE, MA NON SOLO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA O CONDIZIONE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE O DERIVANTE DA UN CORSO DI TRATTAMENTO, TRADIZIONE O USO DI COMMERCIO. Se il prodotto 3M non è conforme alla presente garanzia, l'unico ed esclusivo rimedio sarà, a discrezione di 3M, la sostituzione del prodotto 3M o il rimborso del prezzo di acquisto.

Limitazione di responsabilità: fatta eccezione per la responsabilità limitata indicata al punto precedente, e con l'eccezione per le esclusioni o limitazioni previste dalla giurisdizione in vigore nel Paese, 3M non sarà da ritenersi responsabile di eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo dei prodotti 3M, sia che questi siano diretti, indiretti, speciali, accidentali o consequenziali (inclusi, senza limitazioni, danni per perdita di profitto o mancate opportunità di business), indipendentemente dal fondamento giuridico e dal principio di equità applicabili, inclusi, senza limitazioni, garanzia, inadempimento contrattuale, negligenza o responsabilità oggettiva.

3M è un marchio di 3M Company. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
© 3M 2022. Tutti i diritti riservati. OMG314395.