

BUTLA CYL – 1640 DLA BRANŻY MORSKIEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pojemność wodna	6 litrów
Ciśnienie ładowania	300 bar
Ciśnienie testowe	450 bar
Objętość wolnego powietrza przy 300 bar	1640 litrów
Materiał	Stal
Kolor	Szary z czarnymi i białymi ćwiartkami na szyi butli
Specyfikacja	Specyfikacja CE zgodnie z PED Wyprodukowano zgodnie z normą EN1964-1/ISO9809-1
Wymiary	ok. 140 mm średnicy x 545 mm długości
Waga skorupy	ok. 9,2 kg
Ciężar butli naładowanej	ok. 12 kg
Czas pracy przy zużyciu 40 litrów na minutę	41 minut.

Butla CYL-1640 jest wyposażona w 300 barowy zawór

Specyfikacja materiałowa zaworu

Korpus	Niklowany mosiądz
Wrzeciono	Mosiądz
Pokrętło ręczne	Poliamid z 30% wypełnieniem z włókna szklanego
Uszczelki O-ring	Guma nitrylowa

Typ złącza

Typ DIN zgodny z normą EN144-2

Pokrętło ręczne

Zamykające pokrętło ręczne - sprężynowy mechanizm zapadkowy

Typ gwintu w szyjce zaworu

M18 × 1,5 równoległy zgodny z normą EN144-1