





Une variété de solutions conçues pour vos besoins.

Pour la plupart des applications standards

Système de gainage isolant VentureClad^{MC} 3M^{MC} de Série 1577CW





	Blanc, lisse	1577CW-WM
	Blanc, gaufré	1577CW-WME
	Aluminium naturel, lisse	1577CW
	Aluminium naturel, gaufré	1577CW-E

Excellente résistance aux produits chimiques :
1577CW-WM/1577CW-WME

Exigences d'émission : 1577CW-WM ou 1577CW-WME
(blanc; moyenne/élevée)/1577CW ou 1577CW-E (aluminium naturel; faible)

Pour les gros travaux

Système de gainage isolant robuste VentureClad^{MC} 3M^{MC} de Série 1579GCW

	Robuste, blanc, lisse	1579GCW-WM
	Robuste, blanc, gaufré	1579GCW-WME
	Aluminium naturel robuste, lisse	1579GCW
	Aluminium naturel robuste, gaufré	1579GCW-E

Données techniques du produit. Tous les produits sont homologués comme étant entièrement imperméables.

Produits	Épaisseur du produit (à l'exception de la doublure) mm (mil)	Résistance au pelage N/25 mm (oz/po)	Traction N/25 mm (lb/po)	Perforation N (lb)
Système de gainage isolant VentureClad^{MC} 3M^{MC} – Série 1577				
1577CW-WM – blanc, lisse	0,18 (7)	22 (80)	480 (108)	147 (33)
1577CW-WME – blanc, gaufré	0,23 (9)	23 (82)	445 (100)	194 (44)
1577CW – aluminium naturel, lisse	0,16 (6)	21 (75)	355 (80)	112 (25)
1577CW-E – aluminium naturel, gaufré	0,23 (9)	23 (83)	329 (74)	121 (27)
Système de ruban de gainage isolant VentureClad^{MC} 3M^{MC} – Série 1579				
1579GCW-WM – blanc, lisse	0,38 (15)	28 (102)	818 (184)	253 (57)
1579GCW-WME – blanc, gaufré	0,40 (16)	35 (126)	818 (184)	253 (57)
1579GCW – aluminium naturel, lisse	0,38 (15)	24 (87)	690 (155)	210 (47)
1579GCW-E – aluminium naturel, gaufré	0,40 (16)	20 (73)	663 (149)	218 (49)

Découvrez comment les technologies de pointe de 3M peuvent vous aider à construire de façon plus intelligente. Visitez le site Web 3M.ca/InsulationFR ou communiquez avec votre représentant de 3M au 1 800 364-3577.



Division des rubans et des adhésifs industriels de 3M

3M Canada
300, Tartan Drive
London (Ontario) N5V 4M9

Téléphone 1 800 364-3577
Site Web 3M.ca/InsulationFR

Utilisation du produit : De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et connus uniquement par l'utilisateur peuvent nuire à l'utilisation et au rendement d'un produit 3M lors d'un usage particulier. Étant donné la variété de facteurs susceptibles d'influencer l'utilisation et le rendement d'un produit 3M, il incombe à l'utilisateur d'établir si le produit de 3M convient à l'usage auquel il le destine et prévu.

Garantie, limite de recours et exonération de responsabilité : De nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et connus uniquement par l'utilisateur peuvent nuire à l'utilisation et au rendement d'un produit 3M lors d'un usage particulier. Il incombe à l'utilisateur d'établir si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'utilisation prévue. À moins qu'une garantie additionnelle ne soit précisément énoncée sur l'emballage ou la documentation applicables du produit 3M, 3M garantit que chaque produit 3M est conforme aux spécifications applicables au moment de son expédition. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE NI AUCUNE AUTRE CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Si le produit de 3M n'est pas conforme à cette garantie, le seul et unique recours est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat.

Limite de responsabilité : À moins d'interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de l'utilisation de ce produit 3M, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut, y compris celles de responsabilité contractuelle, de violation de garantie, de négligence ou de responsabilité stricte.

3M, 3M Science. Au service de la Vie. et VentureClad sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2022, 3M. Tous droits réservés. 2205-24087 F

Construisons de façon plus intelligente

3M Science.
Au service de la Vie.^{MC}



Système de gainage isolant VentureClad^{MC} 3M^{MC}

Redéfinissons notre façon de construire.

Construisons de façon plus intelligente



Système de gainage isolant
VentureClad^{MC} 3M^{MC}



Redéfinissons la productivité.



- Installation rapide et simple sans outils spécialisés, sans aucun bord tranchant, ni attaches, ni bandes
- Peut être appliqué dans des températures aussi basses que -23 °C (-9,4 °F), avec une plage de températures de service allant de -40 °C (-40 °F) à 120 °C (248 °F)
- Facile à couper avec des ciseaux standards ou un couteau tout usage
- Installation simple réduisant le coût de la main-d'œuvre
- Pas besoin de colle, d'apprêt, d'activateur ou de pistolet thermique

Vos projets les plus complexes, simplifiés.



Productivité
Rentable et efficace.



Résistance
Durabilité fiable.




Rendement
Entièrement imperméable.

L'isolation des tuyaux et des conduits d'un bâtiment est essentielle pour limiter le gain ou la perte de chaleur, qui entraînerait une augmentation de la consommation énergétique. Pour un rendement efficace, il est essentiel que l'isolation ne soit pas compromise par l'infiltration d'humidité. Cela peut conduire à une diminution de l'efficacité énergétique, à des problèmes de rendement, à des coûts d'entretien plus élevés et à la corrosion sous l'isolant.

Alors, nous redéfinissons notre façon de construire avec un système révolutionnaire de gainage isolant. Le Système de gainage isolant VentureClad^{MC} 3M^{MC} vous permet de réduire le temps et les coûts de main-d'œuvre grâce à une installation rapide et facile et à une application tout au long de l'année. Simplifiez votre processus d'installation en utilisant une gaine entièrement imperméable pour prévenir l'humidité et la corrosion. Faites l'expérience des avantages d'une solution durable pour une résistance à laquelle vous pouvez faire confiance. Nous vous aiderons à réaliser et à faire face à vos projets les plus complexes et vos plus grands défis.

Ensemble, nous pouvons construire de façon plus intelligente.

Redéfinissons la résistance.



- Hautement résistant aux perforations et aux déchirures
- Produit soutenu par une garantie de 10 ans de 3M
- Conception durable à couches multiples laminées
- Adhérence dans des conditions froides, chaudes et humides
- Facile à rapiécer et à réparer



Redéfinissons le rendement.



- Entièrement imperméable, créant une protection contre l'humidité et la vapeur
- Aide à prévenir la corrosion et la moisissure sous l'isolant
- Excellente résistance aux produits chimiques pour la protection dans les zones de traitement
- Offert en diverses couleurs, textures et dimensions
- Éprouvé, homologué et conforme
 - Classifié ULC S101/ASTM E 84
 - Certifié Greenguard Gold : admissible pour les crédits de la certification LEED

