

# Lacke und Düsengröße – Kurzanleitung

für die 3M™ Hochleistungslackierpistole



Sprühen Sie Hochleistungslacke aller Art mit einer von zehn verfügbaren Größen des Düsenkopfs für Fließbecher. Bitte beachten Sie, dass die empfohlene Düsengröße in Abhängigkeit von Lackhersteller, Beschichtungsart oder Ihrer spezifischen Anwendung variieren kann.

HVLP Mischdüse ●  
Fine Finish Mischdüse ▲

## 3M™ HVLP-Hochleistungsdüsenkopf für Fließbecher und Fine Finish Düsenkopf – Größen

### Autoreparatur Beschichtungssysteme

- Materialien mit hoher Viskosität
- Sprühfähige Füllstoffe
- Dickschichtfüller
- Füller
- Nass-in-Nass-Füller
- Versiegelung
- Direktglanz
- Decklack
- Lösemittelhaltiger Farblack
- Klarlack
- Wasserbasierter Basislack
- UV Füller
- Effektlacke
- Smart- / Kleinschadenreparatur

	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2	0.9
	●	●	●	● ▲	● ▲	● ▲	●
Materialien mit hoher Viskosität	●	●					
Sprühfähige Füllstoffe	●	●					
Dickschichtfüller		●	●	● ▲			
Füller		●	●	● ▲			
Nass-in-Nass-Füller				● ▲	● ▲		
Versiegelung				● ▲	● ▲		
Direktglanz				● ▲			
Decklack				● ▲			
Lösemittelhaltiger Farblack				● ▲	● ▲		
Klarlack				● ▲	● ▲	● ▲	
Wasserbasierter Basislack					● ▲	● ▲	
UV Füller					● ▲	● ▲	●
Effektlacke					● ▲	● ▲	●
Smart- / Kleinschadenreparatur							●



### TIPPS:

- ✓ Lagern Sie die 3M™ Hochleistungslackierpistole mit einer sauberen Düse
- ✓ Wechseln Sie die Düsen regelmäßig, um die Leistung auf der eines Neuprodukts zu halten
- ✓ Wechseln Sie bei zu niedrigem bzw. zu hohem Materialfluss zur jeweils nächstgrößeren bzw. nächstkleineren Größe
- ✓ Bei der Entsorgung sind die einschlägigen lokalen Vorschriften zu beachten



**3M Deutschland GmbH**  
Autoreparatur-Systeme  
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
Tel: +49 2131 88 19 265  
3M-autoreparatur.de@mmm.com  
www.3M.de/autoreparatur

**3M Österreich GmbH**  
Autoreparatur-Systeme  
Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
Tel: +43 1417 00 52  
autoreparatur-at@mmm.com  
www.3Mautria.at/autoreparatur

**3M (Schweiz) GmbH**  
Autoreparatur-Systeme  
Eggstrasse 91  
CH-8803 Rüschlikon  
Tel: +41 4350 896 58  
3M.PAS.ch@mmm.com  
www.3Mschweiz.ch/autoreparatur

### HVLP-Düsenköpfe ●

Farbe	Größe	Menge	Artikelnr.
Weiß	0.9	5	26709
Blau	1.2	5	26712
Grün	1.3	5	26713
Orange	1.4	5	26714
Violett	1.6	5	26716
Transparent	1.8	5	26718
Rot	2.0	5	26720

### Fine Finish Düsenköpfe ▲

Farbe	Größe	Menge	Artikelnr.
Blau	1.2	5	26912
Grün	1.3	5	26913
Orange	1.4	5	26914