

Guide de référence rapide des
revêtements et dimensions des buses

pour pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™

Pulvérisez une gamme complète de revêtements automobiles haute performance avec l'une des huit tailles des buses de pulvérisation pour système par gravité disponibles. Gardez à l'esprit que la taille de buse recommandée peut varier en fonction du fabricant de peinture, du type de revêtement appliqué ou de votre usage spécifique.



Buse HVLP ●

Buse de finition fine ▲

Revêtements
automobiles

- Revêtements à haute viscosité
- Mastics pulvérisables
- Primaire à haut extrait sec
- Apprêts de surface
- Apprêts mouillé-mouillé
- Primaire scellants
- Vernis brillants directs
- Vernis coloré
- Base solvant
- Vernis
- Base aqueuse
- Apprêts UV
- Couche intermédiaire /
Revêtements à effet
- Réparation intelligente /
localisée

3M™ Buses pour système par gravité

Tailles des buses de pulvérisation HVLP et de finition fine

	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	0.9
	● ▲	● ▲	● ▲	● ▲	● ▲	● ▲	▲	● ▲
Revêtements à haute viscosité	● ▲	● ▲						
Mastics pulvérisables	● ▲	● ▲						
Primaire à haut extrait sec		● ▲	● ▲	● ▲				
Apprêts de surface		● ▲	● ▲	● ▲				
Apprêts mouillé-mouillé				● ▲	● ▲			
Primaire scellants				● ▲	● ▲			
Vernis brillants directs				● ▲				
Vernis coloré				● ▲				
Base solvant				● ▲	● ▲			
Vernis				● ▲	● ▲	● ▲		
Base aqueuse					● ▲	● ▲	▲	
Apprêts UV					● ▲	● ▲	▲	● ▲
Couche intermédiaire / Revêtements à effet					● ▲	● ▲	▲	● ▲
Réparation intelligente / localisée							▲	● ▲

ASTUCES :

- ✓ Stockez le pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™ avec une buse propre
- ✓ Changez les buses régulièrement pour maintenir des performances comme au premier jour
- ✓ Si le débit est trop faible ou trop élevé, il vous suffit de monter ou de descendre d'une taille
- ✓ Jetez les buses conformément à la réglementation locale



3M France

1 Parvis de l'Innovation

CS 20203

95006 Cergy-Pontoise

France

Tel : +33 (0)1 30 31 61 61

3M.contact.fr@mmm.com

www.3M.com/fr/repaauto

3M Belgium bvba / sprl

Automotive Aftermarket

Hermeslaan, 7

1831 Diegem

Belgique

Tel: (+32) 2808 17 91

3M.CDC.bnl@mmm.com

www.3Mautocarrosserie.be

3M (Suisse) S.à r.l.

Systèmes de Réparation

pour l'Automobile

Eggstrasse 91

CH-8803 Rüschlikon

Suisse

Tel: +41 4350 896 58

3M.PAS.ch@mmm.com

www.3M-autoinfo.ch

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

3M.fr/pistolets-pulverisateurs

Buses de pulvérisation HVLP ●				Buses de pulvérisation de Finition Fine ▲			
Couleur	Taille	Quantité	Référence	Couleur	Taille	Quantité	Référence
Blanche	0.9	5	26709	Blanche	0.9	5	26909
Bleue	1.2	5	26712	Jaune	1.1	5	26911
Verte	1.3	5	26713	Bleue	1.2	5	26912
Orange	1.4	5	26714	Verte	1.3	5	26913
Violette	1.6	5	26716	Orange	1.4	5	26914
Transparente	1.8	5	26718	Violette	1.6	5	26916
Rouge	2.0	5	26720	Transparente	1.8	5	26918
				Rouge	2.0	5	26920