

Coatings en Spuitkop- assortiment – Beknopte Gids

voor 3M™ Performance Spuitpistool



HVLP-mondstuk ●
Spuitkop voor fijne finish ▲

Automotive coatings

- Hoge-viscositeitscoatings
- Spuitbare primer/plamuur
- Hoogvullende Primer
- Primeroppervlak
- Nat-in-nat primer
- Primersealer
- Directe glans
- Eénstaps toplaag
- Kleur oplosmiddelbasis
- Blanke lak
- Watergedragen basislak
- UV-primers
- Mid-coating/Effectcoating
- Smart/Spot-reparatie

3M™ Performance Gravity
Maten van HVLP- en Fine Finish-spuitkoppen

	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2	1.1	0.9
	● ▲	● ▲	● ▲	● ▲	● ▲	● ▲	▲	● ▲
Hoge-viscositeitscoatings	● ▲	● ▲						
Spuitbare primer/plamuur	● ▲	● ▲						
Hoogvullende Primer		● ▲	● ▲	● ▲				
Primeroppervlak		● ▲	● ▲	● ▲				
Nat-in-nat primer				● ▲	● ▲			
Primersealer				● ▲	● ▲			
Directe glans				● ▲				
Eénstaps toplaag				● ▲				
Kleur oplosmiddelbasis				● ▲	● ▲			
Blanke lak				● ▲	● ▲	● ▲		
Watergedragen basislak					● ▲	● ▲	▲	
UV-primers					● ▲	● ▲	▲	● ▲
Mid-coating/Effectcoating					● ▲	● ▲	▲	● ▲
Smart/Spot-reparatie							▲	● ▲



TIPS:

- ✓ Bewaar het 3M™ Performance Spuitpistool met een schone spuitkop
- ✓ Vervang spuitkoppen regelmatig voor optimale prestaties
- ✓ Neem een grotere of kleinere maat bij een te hoge of lage materiaalstroom
- ✓ Weggoeien in overeenstemming met de plaatselijke regels



3M Nederland B.V.
Automotive Aftermarket
Schenkade 50K
2595 AR Den Haag
Nederland
Tel: (+31) 1580 80 217
3M.CDC.bnl@mmm.com

3M Belgium bvba / sprl
Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
België
Tel: (+32) 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com

Ga voor meer informatie naar: [3M.nl/spuitpistolen](https://3m.nl/spuitpistolen)

HVLP Verstuivingskoppen ●				Spuitkop voor fijne finish ▲			
Kleur	Afmeting	Aantal	Ond.nr.	Kleur	Afmeting	Aantal	Ond.nr.
Wit	0.9	5	26709	Wit	0.9	5	26909
Blauw	1.2	5	26712	Geel	1.1	5	26911
Groen	1.3	5	26713	Blauw	1.2	5	26912
Oranje	1.4	5	26714	Groen	1.3	5	26913
Paars	1.6	5	26716	Oranje	1.4	5	26914
Helder	1.8	5	26718	Paars	1.6	5	26916
Rood	2.0	5	26720	Helder	1.8	5	26918
				Rood	2.0	5	26920