

Snabbuide för att välja rätt munstycke till olika lackerings-applikationer

för 3M™ Performance sprutpistol

Sprutlackera vilken färgtyp som helst med en av tio olika munstyckstyper avsedda för gravitationsmatade system. Tänk på att den rekommenderade munstycksstorleken kan variera beroende på färgtillverkare, färgtyp eller på din specifika applikation.

HVLP-munstycke ●
Fine Finish-munstycke ▲

3M™ Performance Gravity HVLP och Fine Finish Atomising Head-storlekar

	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2	0.9
Beläggningar för fordon	●	●	●	● ▲	● ▲	● ▲	●
Högviskösa material	●	●					
Sprutspackel	●	●					
Högbyggande Primer		●	●	● ▲			
Slipgrund		●	●	● ▲			
Vått i vått grundfärg				● ▲	● ▲		
Rostskydd / Vidhäftningsprimer				● ▲	● ▲		
2k toplack				● ▲			
Enstegs toplack				● ▲			
Baslack				● ▲	● ▲		
Klarlack				● ▲	● ▲	● ▲	
Vattenbaserad grundfärg					● ▲	● ▲	
UV Primers					● ▲	● ▲	●
Mellanlack / Effektlacker					● ▲	● ▲	●
Smart / Spot reparation							●



TIPS:

- ✓ Förvara 3M™ Performance Sprutpistol med ett rent munstycke
- ✓ Byt munstycken regelbundet för att bibehålla prestandan som ny
- ✓ Byt en storlek upp eller ner om materialflödet är för lågt eller högt
- ✓ Kassera produkten i enlighet med dina lokala bestämmelser



3M Svenska AB
Bileftermarknad
Herrjärva torg 4
170 67 Solna

Tel. 08-922100

aadukenquiries@mmm.com
www.3m.se/bileftermarknad

För ytterligare information vänligen besök www.3m.se/pps-lackering

HVLP-sprutmunstycken ●				Fine Finish-sprutmunstycken ▲			
Färg	Storlek	Kvantitet	Art. nr.	Färg	Storlek	Kvantitet	Art. nr.
Vit	0.9	5	26709	Blå	1.2	5	26912
Blå	1.2	5	26712	Grön	1.3	5	26913
Grön	1.3	5	26713	Orange	1.4	5	26914
Orange	1.4	5	26714				
Lila	1.6	5	26716				
Klar	1.8	5	26718				
Röd	2.0	5	26720				