


3M Science.
Applied to Life.™

표면 보호를 위한

산업용 유지 보수 솔루션

모든 작업을 위한,
하나의 솔루션





현장의 바닥과 벽을 최상으로 유지합니다.

문제 해결을 위한 완벽한 종합 솔루션



표면 수리 및
유지 보수

바닥과 벽은 단순히 바닥과 벽에 그치지 않습니다. 바닥과 벽은 현장의 기초입니다. 작업장 내, 잘 관리된 바닥과 벽의 활용은 생산성 유지 및 시설 안전에 도움이 됩니다. 3M 산업용 유지보수 솔루션은 이러한 표면 관리를 더욱 효과적이고 신속하게 처리할 수 있도록 도와드립니다.

당신의 노하우와 3M의 기술이 만나 산업 현장의 다양한 문제를 해결합니다. 3M은 각 작업에 맞는 솔루션을 통해 고객의 업무가 원활하고 효율적으로 진행될 수 있도록 도와드립니다.

바닥과 벽의 기능 활용과 최상의 상태 유지를 위해 올바른 수리, 유지보수, 보호, 정리, 안전 용품을 사용하세요.

바닥 안전 및 보호 솔루션

벽면 수리, 유지 보수 및
고정용 솔루션

근로자 보건 안전



모든 작업을 위한, 하나의 솔루션

당신의 쉬운 작업을 위한 간편하고 편리한 제품을 제공합니다.

업무들을 빠르게 처리하고 다음 작업으로 넘어갈 수 있도록 도와줍니다.

일부 제품만이 포함되어 있습니다. 전체 목록이 필요하시면 3M 담당자에게 연락주세요.

바닥 보호 솔루션



바닥 보호 및 청소 용이

얇고 가벼우며 점착제가 도포된 소재로 기름기, 오염물, 용제 및 기타 액체가 바닥 표면으로 스며들거나, 손상되는 것을 방지하며, 소재 표면의 먼지도 잡아줍니다.

- 점착제가 처리되어 바닥에 고정되며, 쉽고 빠른 설치 가능
- 매끈한 표면 뿐만 아니라, 고르지 않은 표면에도 사용 가능
- 적용 용도 : 바닥, 테이블 표면, 매트, 카페트, 부품 스탠드, 호스, 기계 롤러 등



먼지, 오물 및 오염 물질 유입 방지

여러 겹의 점착식 매트가 먼지를 포집합니다.

- 바닥과 카페트의 수명과 외형을 오래 유지하여 시설 유지 관리 및 청소 줄임
- 얇은 바닥 매트는 넘어질 위험 최소화
- 매끄럽고 깨끗한 대부분의 표면에 단단히 부착됨



먼지 및 물기 방지

먼지 유입으로 인한 바닥 손상을 방지하여 유지 관리가 용이해 집니다.

- 먼지와 습기를 차단하여 바닥을 깔끔하고 청결하게 유지
- 폼백킹으로 미끄러짐을 방지하고 통행 시 편안함을 제공
- 통행에 맞는 매트를 선택하여 사용 가능



바닥 안전 솔루션



☑ 안전 및 바닥 라인 표시

통행이 많고 마찰이 심한 환경에 적합합니다. 내마모성이 우수하여 팔레트나 포크 리프트와 같은 중장비의 통행도 견딜 수 있습니다.

- 강한 마찰에도 오랫동안 선명한 색상을 유지
- 장기간 사용 후에도 쉽고 깔끔하게 제거 가능
- 직선용



3M™ 바닥 라인 테이프 971



☑ 안전 및 바닥 라인 표시

일반적인 바닥에서 사용이 적합합니다. 통행량이 많은 차선 및 안전 라인 표시 외 다양한 환경에서 일상적으로 사용해 보세요.

- 높은 강도 및 즉각적인 접착력을 보이며, 장기간 사용 후에도 깔끔한 제거 가능
- 거칠거나 울퉁불퉁한 표면에 적합
- 직선 또는 곡선용



3M™ 비닐 테이프 471 및 3M™ 비닐 테이프 5700/5702



☑ 안전 및 바닥 라인 표시

견고한 금속 디스펜서가 걸으면서 쉽고 빠른 테이프 부착을 도와드립니다.

- 레인 마킹과 같은 긴 직선 작업 및 반복적인 작업에 적합



3M™ 바닥 라인 어플리케이터 M-1

바닥 안전 솔루션



미끄러짐 및 넘어짐 부상 방지

미네랄 입자가 코팅된 소재로 장비의 통행을 견딜만큼 강한 내구성이 특징입니다.

- 설치가 쉽고シンプルな 디자인
- 적용 예시: 평평한 표면, 계단, 출입구, 경사로, 사다리, 잔디밭 장비, 기계 및 차량
- 미국 바닥안전 연구소 (NFSI) 하이 트랙션 인증
- 600 시리즈: 다목적용
- 500 시리즈: 모서리, 곡선 및 균일하지 않은 표면에 적합
- 700 시리즈: 수분이나 유분이 있는 곳에서도 적합



3M™ 세이프티 워크™ 미끄럼 방지 테이프



오염 또는 물로부터 바닥 보호

고용량 흡착제는 강도를 높이고 보풀을 제거하는 데 도움이 되도록 한 면 또는 양면에 스크림이 있습니다.

- 대부분의 자극적이지 않은 액체에 사용
- 흡수성이 좋고, 입자가 들어있지 않아 플랜트 장비에 손상을 주지 않음
- 쏟아진 액체 청소, 기계 주변 정리, 혹은 물받이에 사용권장
- 다양한 크기와 모양을 선택할 수 있음



3M™ 유지보수 흡착제 제품

벽면 수리 및 유지 보수 솔루션



빠른 접착 및 고정

다양한 재료에 강력하게 접착되는 다용도 스프레이 접착제입니다.

- 산업용으로 적합한 강도이며, 까다로운 적용 분야에도 영구적으로 부착 가능
- 라미네이트, 목재, 콘크리트, 금속, 플라스틱 등 다양한 소재에 부착
- 고온 및 습도에 강함



3M™ 고강도 스프레이 접착제 99




페인트 작업 준비 (콘크리트, 벽돌)

산업 현장에서, 부착과 동시에 신뢰할 수 있는 강도의 접착력을 제공합니다.

- 모서리와 불규칙한 표면에도 강력 부착되어 정밀한 페인트 라인을 구현
- 실내 3일 이내, 실외 24시간 이내 대부분의 표면에서 잔사없이 제거 가능
- 손으로 찢을 수 있음
- 기타 용도 : 번들링, 홀딩, 부착, 밀봉 및 랩핑에 적합



3M™ 마스크 테이프 2214



가시성과 안전성을 높이는 마킹

벽면과 파이프의 안전 라인 및 색상 표시에 적합한 테이프입니다.

- 다양한 색상
- 울퉁불퉁한 표면에 적합
- 즉각적인 접착력을 제공하는 고무 접착제 사용
- 직선 형태의 위험 표시 테이프도 이용 가능



3M™ 비닐 테이프 764



벽면 및 표면 청소

일상적인 청소에는 적합한 중형의 이중 기능 청소 스폰지입니다.

- 양면으로 스크럽과 닦아내기 한번에 가능
- 바닥과 벽 청소에도 적합한 제품



Scotch-Brite™ 스폰지 다목적 수세미 SL135

바닥 유지 관리 솔루션



☑ 청소 및 광택

양면 사용이 가능한 플로어 패드로 세정과 광택 작업이 동시에 가능합니다.

- 기존 청소 패드 대비 3배 빠르게 오염물 제거
- 버니싱 작업이 생략되어 비용과 노력이 절감됨
- 바닥의 코팅 여부와 상관없이, 대부분의 바닥에서 물이나 중성세제만으로 사용 가능



☑ 강력한 스크러빙으로 고강도의 세정 기능

나무, 비닐 타일, 시트 비닐, 대리석, 테라조, 콘크리트 바닥 등을 깔끔하게 닦고 청소할 수 있습니다.

- 오직 중성 세제나 물만으로 바닥의 탑 코팅 제거 가능
- 화학적 박리제 필요성 감소
- 노출된 콘크리트 바닥을 강력하게 스크러빙하고 깔끔하게 청소할 수 있음



고정 및 정리 솔루션



☑ 영구적인 부착 및 고정

빠르고 간편한 영구적 본딩 방식으로 높은 강도와 뛰어난 내구성을 제공합니다.

- 접착면이 눈에 보이지 않아 더욱 매끄러운 표면 구현 가능
- 리벳, 용접, 나사 등의 기계적 체결장치 또는 액상 접착제 대체 가능
- 파우더 코팅된 페인트, 울퉁불퉁한 표면 등 다양한 재질에 적용 가능
- 1.1 mm 두께; 검은색 보유



☑ 반복적인 탈부착과 동시에 튼튼한 고정

기존 고정 방식을 대체하는 간편한 대안으로, 내구성 있고 반복적 탈부착이 가능한 부착 솔루션을 소개합니다.

- 버섯 모양 헤드(스텝 밀도 250)가 맞물리며 반복적으로 탈부착 가능
- 금속, 유리 및 아크릴, 폴리카보네이트, ABS 플라스틱 등 다양한 기판에 부착 가능
- 딱 소리와 함께 결합 됨



근로자 보건 안전



호흡기 보호

착용자에게 편안함과 편리함을 제공합니다.

- 정전 처리된 필터로 낮은 호흡저항 제공
- 3M™ 쿨 플로우 밸브 적용으로 마스크 내부의 열을 효과적으로 배출함



3M™ 안면부여과식 1급 방진마스크 8822



청력 보호구

- 한손 또는 양손 모두 쉽게 착용 가능
- 유연한 손잡이 구조
- 흘러내리지 않는 부드러운 폼재질
- 장갑을 착용하거나 오염된 손의 작업자에게 적합



3M™ E-A-R™ 플렉서블 핏 귀마개 (끈 없는 타입)



분진으로부터 보호

- 3M™ 압력분산기술이 적용되어 안전하고 편안한 착용감 제공
- 장기간 사용이 가능한 광학 1등급 렌즈
- 안경 다리를 위/아래 방향으로 조정 가능한 래치 적용으로 얼굴형에 맞게 조정 가능
- 브로우 가드 적용으로 이마에 편안하게 밀착되어 입자 차단력 증가(일부 모델)
- EN 166 김서림 방지(N) 및 굽힘 방지(K) 기능을 제공하는 일부 모델의 경우 Scotchgard™ 김서림 방지(SGAF) 코팅 적용
- 스크래치 방지 코팅 적용



3M™ OTG SF370



먼지 노출로부터 피부 보호

- 타입 5&6 타입 보호
- 2단 후드, 탄성 커프, 탄성 웨이스트 & 발목
- 밀봉 가능한 스톱 플랩이 부착된 양방향 지퍼 사용으로
- 오염 차단 기능 강화
- 팔과 다리의 공간이 넉넉한 디자인으로 향상된 이동성



3M™ 타입 5&6 4515



보다 완벽한 작업을 위해 필요한 모든 것

세계 최대의 유지, 보수, 청소, 안전 제품 솔루션과 함께라면 해결하지 못할 작업은 없습니다. 3M과 함께 매일 새롭게 접하는 문제를 해결하고 보다 완벽한 작업을 수행해 보세요. 당신의 독창성과 우리의 기술이 만나 함께 일합니다.

3M 산업용 유지보수 솔루션:

 기계 및 장비

 표면

 청소 및 소독

 전기

 HVAC 및 배관

 금속

3M이 함께합니다. 3M 담당자에게 문의하세요.

3M

안전 및 산업용 제품 사업본부
서울특별시 영등포구
의사당대로 82, 18층
www.3m.co.kr

본 문서는 재활용하십시오. © 3M 2022년 인쇄.
모든 저작권은 3M에게 있습니다.
3M, 커맨드, 듀얼록, 노매드, 세이프티워크, 스카치-
브라이트, 스카치-웰, 스카치블루, 테이프의 BLUE
색상 및 VHB는 3M의 등록 상표입니다.