

# Szelki bezpieczeństwa do ustalenia pozycji 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 z klamrami przelotowymi

## Numer części:

1112705 (Rozmiar 1)

1112706 (Rozmiar 2)

1112707 (Rozmiar 3)

## Opis produktu

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Podmarka:     | DBI-SALA®                                                      |
| Branża:       | Budownictwo, przemysł ogólny, transport, produkcja przemysłowa |
| Zastosowania: | Wspinaczka                                                     |

## Cechy

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tylny punkt asekuracyjny:                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Duży pierścień D-ring – Stal ocynkowana</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Przedni punkt asekuracyjny:                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardowy pierścień D-ring – Stal ocynkowana</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Punkty do ustalania pozycji przy pracy w podparciu: | <ul style="list-style-type: none"> <li>Duża, wygięta łukowo klamra typu D-ring – Stal ocynkowana</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Klamry udowe:                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Klamry przelotowe – Stal ocynkowana, czarna powłoka</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Klamry piersiowe:                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Klamry przelotowe – Stal ocynkowana, czarna powłoka</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Klamry na pasie:                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Klamry przelotowe – Stal ocynkowana, czarna powłoka</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Regulacja:                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nogi, talia, tułów</li> <li>Tułów: Obrotowy regulator – Stal/aluminium – regulowana klamra</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| Splot taśmy:                                        | Poliester 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Włókno:                                             | Poliester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dodatkowe funkcje:                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tylne i przednie wskaźniki upadku</li> <li>Wyściółka w talii</li> <li>2 automatycznie zwalnające uchwyty linki bezpieczeństwa, które można repositionować</li> <li>Wyposażone w RFID</li> <li>Taśmy odciążające wiszenie</li> <li>Specjalny punkt mocowania osobistego urządzenia samohamownego</li> </ul> |
| Nośność:                                            | 140 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Normy:                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>CE EN361:2002; EN358:2019</li> <li>UKCA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |





Przód



Tył

## Tabela rozmiarów szelek bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® zabezpieczających przed upadkiem



## Waga

|         | ←.....→   |  kg |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1112705 | Rozmiar 1 | 2,20                                                                                   |
| 1112706 | Rozmiar 2 | 2,25                                                                                   |
| 1112707 | Rozmiar 3 | 2,40                                                                                   |

## Ważna uwaga

Montaż i używanie produktu opisanego w tym dokumencie zakłada, że użytkownik ma wcześniejsze doświadczenie z tego typu produktem i że zostanie on złożony przez osobę kompetentną zgodnie z dokumentacją produktu. Przed każdym użyciem tego produktu zaleca się wykonanie testów w celu sprawdzenia działania produktu w jego przewidywanym zastosowaniu.

Wszystkie informacje i szczegóły specyfikacji zawarte w tym dokumencie są nieodłączne dla tego konkretnego produktu 3M i nie mogą być stosowane do innych produktów lub środowiska pracy. Wszelkie działania lub użytkowanie produktu z naruszeniem zasad opisanych w niniejszym dokumencie odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

Zgodność z informacjami i specyfikacją dotyczącą produktu zawartymi w niniejszym dokumencie nie zwalnia użytkownika z obowiązku przestrzegania dodatkowych wytycznych (zasad bezpieczeństwa, procedur). Należy przestrzegać zgodności z wymaganiami działania, szczególnie w odniesieniu do środowiska pracy i używania narzędzi. Grupa 3M (która nie może zweryfikować ani kontrolować tych elementów) nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje jakiegokolwiek naruszenia tych zasad, które pozostają niezależne od jej decyzji i kontroli.

Warunki gwarancji na produkty określa się w dokumentach umowy sprzedaży oraz obowiązującym i obowiązującym prawie, z wyłączeniem wszelkich innych gwarancji lub odszkodowań.

### Produkty do prac wysokościowych 3M

Capital Safety (Northern Europe) Limited  
3M Centre, Cain Road  
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK

Telefon +33(0) 4 83 58 08 08 Adres e-mail [informationfallprotection@mmm.com](mailto:informationfallprotection@mmm.com)  
Strona internetowa [3M.com/FallProtection](http://3M.com/FallProtection)

Capital Safety Group (EMEA)  
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue – BP15  
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE



Fall Protection