

# Harnais de maintien/de sauvetage confort 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 avec boucles automatiques à autoverrouillage

## N° de pièce(s) :

1112735 (taille 1)

1112736 (taille 2)

1112737 (taille 3)

## Description

<b>Marque :</b>	DBI-SALA®
<b>Industrie :</b>	Construction, usage industriel général, fabrication générale, transport
<b>Applications :</b>	Sauvetage, escalade, maintien

## Caractéristiques

<b>Point d'attache antichute dorsal :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grand anneau en D vertical                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aluminium - anodisation bleue</li> </ul> </li> </ul>
<b>Point d'attache antichute sternal :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anneau en D standard                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aluminium - anodisation bleue</li> </ul> </li> </ul>
<b>Point de fixation d'équipement de sauvetage :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boucle textile de sauvetage                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Textile avec sangle tubulaire résistante à l'usure</li> </ul> </li> </ul>
<b>Points de maintien en position de travail :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grand anneau en D cousé                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aluminium - anodisation bleue</li> </ul> </li> </ul>
<b>Boucles au niveau des jambes :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boucle automatique à autoverrouillage                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Acier - zingué/peinture noire, aluminium - anodisation grise</li> </ul> </li> </ul>
<b>Boucles au niveau de la poitrine :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boucle automatique                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Acier - zingué/peinture noire, aluminium - anodisation grise</li> </ul> </li> </ul>
<b>Boucles au niveau de la taille :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boucle automatique à autoverrouillage                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Acier - zingué/peinture noire, aluminium - anodisation grise</li> </ul> </li> </ul>
<b>Réglages :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jambes, taille, torse</li> <li>• Torse : dispositif de réglage rotatif                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Acier/aluminium - boucle à cliquet</li> </ul> </li> </ul>
<b>Sangle :</b>	Polyester 45 mm
<b>Filetage :</b>	Polyester
<b>Caractéristiques supplémentaires :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Témoins de chute frontal et dorsal</li> <li>• Rembourrage au niveau des jambes, des épaules et de la taille</li> <li>• 2 porte-connecteurs de longe à réinitialisation automatique/repositionnables</li> <li>• Doté de l'étiquette RFID</li> <li>• Sangles anti-traumatisme en suspension</li> <li>• Point d'attache dédié à l'enrouleur antichute à rappel automatique</li> </ul>
<b>Capacité en poids :</b>	140 kg
<b>Normes :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CE EN361:2002 ; EN358:2019 ; EN1497:2007</li> <li>• UKCA</li> </ul>



Avant




Arrière

Version : 1


Cette version est le seul document applicable au(x) produit(s) depuis sa date de publication

## Tableau des tailles de harnais antichute 3M™ DBI-SALA®



## Poids

	←.....→	kg
1112735	Taille 1	2,90
1112736	Taille 2	2,95
1112737	Taille 3	3,00



## Avertissement important

Le montage et l'utilisation du produit tels que décrits dans le présent document supposent que l'utilisateur dispose d'une expérience précédente de ce type de produit et que celui-ci sera monté par un professionnel compétent selon la documentation relative au produit. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des essais afin de valider les performances du produit pour l'application prévue.

Toutes les informations et spécifications contenues dans ce document s'appliquent exclusivement à ce produit 3M et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation de ce produit en violation du présent document s'effectue aux risques de l'utilisateur.

Le respect des informations et spécifications relatives au produit contenues dans ce document ne dispense pas l'utilisateur de se conformer à d'autres directives (règles de sécurité, procédures). Il est impératif de respecter les exigences opérationnelles surtout en ce qui concerne l'environnement et l'utilisation d'outils avec ce produit. Le groupe 3M (qui ne peut vérifier ou contrôler ces éléments) décline toute responsabilité pour les conséquences de toute violation de ces règles indépendante de ses décisions et de son contrôle.

Les conditions de garantie inhérentes aux produits sont déterminées par les documents du contrat de vente, ainsi que la loi applicable et obligatoire, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnisation.

### 3M Solutions pour la Protection Antichute

**3M France**  
1 Parvis de l'innovation  
CS20203  
95006 Cergy Pontoise Cedex  
France  
Email: 3M-France-epi@mmm.com  
www.3m.com/fr/securete

RCS Pontoise 542 078 555  
SAS au capital de 10 572 672 euros

3M, DBI-SALA, ExoFit, Scotchlite appartient à 3M Company et ses filiales.



Fall Protection