



# 새로운 표면 처리 솔루션을 제공합니다.



## 스카치-브라이트™ 정밀 표면 컨디셔닝 디스크

3M 정밀 성형 연마 입자(PSG)와 부직포 소재를 결합하는 혁신을 통해 완전히 새로워진 스카치-브라이트™ 정밀 표면 컨디셔닝 디스크는 스카치-브라이트™ 라인업에서 기대하는 최상의 결과를 제공하며 여러분의 기대에 부응할 것입니다.



## 신제품

스카치-브라이트™ 정밀 표면 컨디셔닝 디스크

# 지금까지 이런 제품은 없었습니다

신제품 스카치-브라이트™ 정밀 표면 컨디셔닝 디스크는 빠른 연삭 속도와 더욱 길어진 수명으로 고객이 기대하는 일관성 있는 결과를 제공합니다. 공정 속도는 더 빨라지고 효율적이며 항상 최상의 품질을 보장합니다.

다목적용으로 설계된 Extra Coarse 디스크를 화이버 및 플랩 디스크(P150 이상) 대신 사용하면 공정 단계를 줄일 수 있습니다. 재작업 필요가 줄고 가우징, 모재의 손상 없이 단시간 내에 표면을 개선하는 등의 원하는 마감 작업이 가능합니다. 알루미늄 및 연금속, 탄소강, 스테인리스강 등 저압 어플리케이션 작업에 적합합니다.

- ▶ 빠른 절단과 긴 수명을 위한 3M PSG (정밀 성형 연마 입자) 기술 적용
- ▶ 다양한 방수로 광범위한 어플리케이션 작업에 적용 가능
- ▶ 순응성과 내구성의 균형
- ▶ 밝고 선명한 색상을 사용하여 식별이 용이



PSG  
(정밀 성형 연마 입자)

## 2가지 3M 기술의 결합이 만들어 낸 놀라운 이점

최초로 3M PSG (정밀 성형 연마 입자) 기술과 표면 컨디셔닝 제품의 부직포 웹 기술이 만나 모재의 형상이나 치수를 변형하지 않고 표면을 빠르고 효과적으로 정리 및 마감할 수 있습니다.

3M PSG (정밀 성형 연마 입자) 아이콘을 확인하세요!



어플리케이션 및 소재에 맞추어 방수와 크기를 선택할 수 있습니다.



고운 마감 / 부드러운

거친 마감 / 거칠거칠한

## 부착 유형

지금 확인해보세요!



롤록™ TR

1"

2"

3"



벨크로

4" x NH

4" x 5/8"

4-1/2" x 7/8"

5" x 7/8"

7" x 7/8"



롤록™ TS



7/8 센터 홀



TN 퀵 체인지

## 기술 팁

스카치-브라이트™ 다목적용 표면 컨디셔닝 백업 패드는 부직포 연마 디스크의 성능 최적화를 위해 설계되었습니다. 또한, 기존 제품보다 더욱 빠르고 쉽게 톨에 장착할 수 있는 결합부가 특징입니다.



사용 가능 사이즈(직경)

5"	60-4402-4434-5
4.5"	60-4402-4433-7
4"	60-4402-4432-9

새로운 솔루션을 제공합니다.



연마제품 사업팀  
서울특별시 영등포구 의사당대로 82  
하나대투증권빌딩 18층

고객 상담실 080-033-4114,  
+82-2-3771-4362  
go.3M.com/KRabrasives

**품질 보증 및 제한적 규제:** 3M은 제품을 선택한 시점부터 해당 제품이 적합한 3M 제품 사양을 충족함을 보장합니다. 3M은 본 보증 외에 판매 가능성, 특정 목적에의 적합성이나 취급, 통관 과정 혹은 상사적 관행으로 인한 경우를 포함한 모든 묵시적 보증 및 조건을 비롯한 일체의 기타의 어떠한 명시적 또는 묵시적인 보증이나 조건도 제공하지 않습니다. 3M 제품의 본 보증에 따른 유일한 보상 조치는 3M의 판단에 의한 제품의 교환 또는 환불에 한합니다. **면책 조항:** 상기 명시된 제한적 보상 조치 외에 법률에 의하여 허용되는 범위 내에서 3M은 보증, 계약 등의 범위의 법률 이론 및 형평의 이론과 무관하게 3M 제품과 관련하여나 이로 인해 발생한 직접적, 간접적, 특수적, 우발적, 결과적 손실 및 손해에 대해 어떠한 경우에도 책임을 지지 않습니다.

3M, 롤록 및 스카치-브라이트는 3M의 상표입니다. 재활용. 한국에서 인쇄 © 3M 2022. All rights reserved.