



ขอแนะนำกลุ่ม ผลิตภัณฑ์แบบ ใหม่เพื่องานพื้นผิว



SCOTCH-BRITE™ PRECISION SURFACE CONDITIONING DISCS แผ่นใยขัดเตรียมพื้นผิว

จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยการผสมผสานเทคโนโลยี 3M Precision-Shaped Grain เข้ากับวัสดุแบบอนุวงวน จนได้ Scotch-Brite™ Precision Surface Conditioning Disc แผ่นใยขัดเตรียมพื้นผิวแบบใหม่ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอีกระดับ พร้อมคุณภาพที่สม่ำเสมอ จากผลิตภัณฑ์คุณภาพในกลุ่มสินค้า Scotch-Brite™ ที่ไม่เคยทำให้คุณผิดหวัง



ใหม่

SCOTCH-BRITE™ PRECISION SURFACE CONDITIONING DISCS แผ่นใยขัดเตรียมพื้นผิว

ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา

นี่คือผลิตภัณฑ์ล่าสุดในกลุ่ม Scotch-Brite™ ที่จะทำให้ชิ้นงานมีความเรียบเนียนสม่ำเสมออย่างที่คุณคาดหวัง พร้อมระยะเวลาการขัดที่เร็วขึ้นและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น มันใจได้ว่าการทำงานของคุณจะเร็วยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้คุณภาพสูงสุดเสมอ

ออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย โดยสามารถใช้แผ่นใยขัดชนิดหยาบพิเศษ extra coarse แทนแผ่นใยขัดเจียรไฟเบอร์และจานทรายเรียงซ้อน (เบอร์ P150 และละเอียดกว่านี้) เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ปรับสภาพพื้นผิว จนได้พื้นผิวสำเร็จในแบบที่ต้องการโดยใช้เวลาน้อยกว่าเดิม ลดการงานซ้ำ ไม่กัดกินผิวลึกลง หรือทำลายวัสดุพื้นฐาน เหมาะกับงานที่ใช้แรงกดต่ำบนอลูมิเนียมและโลหะเนื้ออ่อน เหล็กกล้าคาร์บอน สแตนเลส และอื่น ๆ

- ▶ ผสมรวมเข้ากับเทคโนโลยี 3M Precision-Shaped Grain จึงขัดได้เร็ว แผ่นใยขัดมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- ▶ ความหยาบของแผ่นใยขัดที่มีให้เลือกหลายระดับ จึงใช้งานได้หลากหลาย
- ▶ ความสมดุลระหว่างการให้ตัวตามรูปทรงของพื้นผิวและความทนทาน
- ▶ สีสดใสช่วยให้เลือกใช้ได้ง่ายขึ้น



PSG

ประโยชน์ที่ผสมผสานกันจากสองเทคโนโลยีของ 3M

เป็นครั้งแรกที่เราผสานเทคโนโลยี 3M Precision-Shaped Grain เข้ากับเทคโนโลยีเส้นใยแบบนอนวูฟเวนของผลิตภัณฑ์ที่ขัดเตรียมพื้นผิว เพื่อให้การทำความสะอาดและการเก็บรายละเอียดพื้นผิวทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยไม่เปลี่ยนรูปร่างหรือขนาดของวัสดุพื้นฐาน

มองหาเครื่องหมายของเทคโนโลยี 3M Precision-Shaped Grain!



ความละเอียดที่มีให้เลือกมากขึ้นและหลายขนาด จึงเหมาะกับการใช้งานและพื้นผิววัสดุของคุณ



แต่งผิวงานละเอียด / แข็งแรง

แต่งผิวงานหยาบ / แข็งแรงมากกว่า

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน

มีวางจำหน่ายแล้ว!



Roloc™ TR

1"

2"

3"



Hook and Loop

4" x NH

4" x 5/8"

4-1/2" x 7/8"

5" x 7/8"

7" x 7/8"



Roloc™ TS




7/8 Center Hole



TN Quick Change

เคลือบสีทางเทคนิค

Scotch-Brite™ Universal Surface Conditioning Back-up Pad เป็นรองด้านหลังเป็นงานออกแบบเพื่อนำมาใช้ประกอบกันจนสามารถใช้ประโยชน์จากแผ่นขัดแบบนอนวูฟเวนได้อย่างเต็มที่ เป็นรองด้านหลังมาพร้อมอุปกรณ์ครบครันที่ช่วยให้งานประกอบทำได้ง่ายและรวดเร็ว โดยประกอบไปด้วย 1. นีตยึด 3 ขนาด 2. ตัวช่วยกำหนดตำแหน่งใบขัด 3. เป็นรองลูกออกแบบให้วางลงเพื่อให้ใส่ได้กับเครื่องเจียรที่มีการ์ดป้องกันได้เกือบทุกแบบ



ขนาดที่มีจำหน่าย (เส้นผ่านศูนย์กลาง)
5" 60-4402-4434-5
4.5" 60-4402-4433-7
4" 60-4402-4432-9

กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไร



3M Abrasive Systems Thailand
อาคารเดอะปาร์ค ชั้น 14
88 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

สำนักงาน +66 0 2666 3666
go.3M.com/THabrasives

การรับประกัน และข้อจำกัดความรับผิดชอบ: 3M รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ 3M แต่ละชิ้นตรงตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ 3M ที่เกี่ยวข้อง ณ เวลาที่ 3M จัดส่งผลิตภัณฑ์ 3M ไม่รับประกันหรือให้เงื่อนไขอื่นใดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงการรับประกันโดยนัยหรือให้เงื่อนไขเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หากผลิตภัณฑ์ 3M ไม่เป็นไปตามการรับประกันนี้ การชดเชยโดยทางเลือกของ 3M คือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ 3M หรือการคืนเงินตามราคาที่ซื้อ **การจำกัดความรับผิดชอบ:** ยกเว้นการเสียหายที่ระบุไว้ข้างต้น และยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมายห้ามไว้ 3M จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 3M ไม่ว่าจะเป็นทางตรง ทางอ้อม เกิดขึ้นในกรณีพิเศษ เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ โดยไม่คำนึงถึงกฎหมายหรือความเสมอภาค

3M, Roloc และ Scotch-Brite เป็นเครื่องหมายการค้าของ 3M โปรดนำกลับไปใช้ใหม่ พิมพ์ในประเทศไทย © 3M 2022 สงวนลิขสิทธิ์