



Fall Protection

Ondersteuning op iedere hoogte.


3M™ DBI-SALA® ExoFit™ veiligheidsharnassen

XE50 | XE100 | XE200

Bied uw medewerkers comfort op oncomfortabele plaatsen.

Ontwikkeld voor een optimale pasvorm, functie en efficiëntie.

Wanneer u op hoogte werkt, is veiligheid cruciaal. Daarom laten de 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 en XE200 valbeveiligingsharnassen uw werknemers nieuwe pieken van productiviteit en prestaties bereiken, terwijl ze op elke hoogte ook veilig en comfortabel blijven. De 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ harnessen bevatten wetenschappelijk onderbouwde oplossingen en herdefiniëren daarmee wat u van een veiligheidsharnas mag verwachten.



Alle modellen zijn verkrijgbaar met en zonder riem.

Alle 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50, XE100 en XE200 harnessen zijn uitgerust met standaard DBI-SALA® kenmerken:


- Gesp voor borstkruis met gecentreerde D-ring.
- Draaibare rompversteller, gepatenteerd: voor een snelle, veilige en comfortabele pasvorm.
- Geïntegreerde tunnel voor een persoonlijke zelfintrekbare lijn (pSRL): snelle en gemakkelijke manier om persoonlijke SRL's te verbinden en los te koppelen.
- Ingebouwde suspension trauma relief straps met laag profiel.
- 3M™ Connected Safety RFID-tag voor vereenvoudigd voorraad-, inspectie- en documentenbeheer.
- Herinstelbare en herpositioneerbare vallijnhouders: snel en gemakkelijk vastmaken van karabijnhaken en andere haken.
- EN- en UKCA-gecertificeerd

Met hoogwaardige componenten

Ontwikkeld voor een betere veiligheid en pasvorm bij werken op hoogte.

Het 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 veiligheidsharnas is gemaakt van duurzaam 26 kN polyester webbing en hardware van een sterke staallegering en is ontwikkeld om de dagelijkse omstandigheden in uw werkomgeving met gemak te kunnen weerstaan. Het ontwerp van de D-ringplaat aan de achterzijde heeft een tunnel voor een persoonlijke zelfintrekbare lijn (pSRL), voor snelle en gemakkelijke aansluiting van persoonlijke SRL's. En met de draaibare rompverstelling en de snelsluit*-gespen voorziet u uw team gegarandeerd van een harnas dat snel kan worden aangebracht en dat veilig en comfortabel is. Dit veelzijdige harnas is compatibel met optionele accessoires voor rug-/schoudervulling en beenvulling en met verschillende 3M valbeveiligingsaccessoires voor gereedschap. Alle modellen zijn uitgerust met suspension trauma relief straps met laag profiel.

*Bepaalde XE50-modellen zijn verkrijgbaar met doorvoergespen met snelsluiting.




Ook modellen met riem verkrijgbaar.

Met hoogwaardige componenten

Gemaakt voor een betere veiligheid en pasvorm van het harnas en voor het comfort van uw team bij werken op hoogte.

Het 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 veiligheidsharnas is gemaakt van duurzaam 26 kN polyester webbing en hardware van een sterke staallegering en is voorzien van nylon/polyester comfort padding met extra luchtkanalen voor comfort naast 3M™ Scotchlite™ reflecterende panelen. Het ontwerp van de D-ringplaat aan de achterzijde heeft een tunnel voor een persoonlijke zelfintrekbare lijn (pSRL), voor snelle en gemakkelijke aansluiting van persoonlijke SRL's. Het XE100-harnas heeft een draaibare rompverstelling en snelsluitgespen voor een snelle, veilige en comfortabele pasvorm van het harnas. Dit veelzijdige harnas is compatibel met verschillende 3M valbeveiligingsaccessoires voor gereedschap. Alle modellen zijn uitgerust met suspension trauma relief straps met laag profiel.



Ontworpen voor wie weigert compromissen te sluiten.

Het XE200 comfort veiligheidsharnas bestaat uit een duurzame 26 kN polyester webbing, lichte aluminium hardware, comfortabele padding met ademende mesh aan de onderkant en 3M™ Scotchlite™ reflecterende panelen. De XE200 is uitgerust met moderne technologie bij de dorsale D-ring voor efficiënte verbindingen en een goede pasvorm van het harnas, en beschikt ook over een draaibare rompverstelling en automatisch vergrendelende snelsluitgespen om de pasvorm en de ervaring van de werknemer te optimaliseren. Het 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 veiligheidsharnas is compatibel met een reeks 3M valbeveiligingsaccessoires voor gereedschap. Alle modellen zijn uitgerust met suspension trauma relief straps met laag profiel.



Ook modellen met riem verkrijgbaar.

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ veiligheidsharnassen

Kenmerkenmatrix



ExoFit™ XE50
veiligheids-
harnas



ExoFit™ XE100
veiligheids-
harnas



ExoFit™ XE200
veiligheids-
harnas

Kenmerk	XE50	XE100	XE200
Gesp voor borstkruis met gecentreerde D-ring	✓	✓	✓
Geïntegreerde pSRL-tunnel	✓	✓	✓
Draaibare rompverstellers	✓	✓	✓
Comfortabele padding (rug, schouders en benen)	Optioneel (verkrijgbaar als accessoire)	Op maat ontworpen vulling met luchtkanalen en reflecterende 3M™ Scotchlite™ panelen (rug/schouders)	Lichte, ademende vulling met luchtkanalen en reflecterende 3M™ Scotchlite™-panelen (rug/schouders en benen)
Suspension trauma relief straps	✓	✓	✓
D-ring aan achterzijde	Stalen D-ring	Stalen D-ring	Aluminium automatisch rechtopstaande D-ring
Herinstelbare en herpositioneerbare vallijnhouders	✓	✓	✓
RFID	✓	✓	✓
Gespen	Doorvoer of snelsluit	Snelsluit	Automatische vergrendelende, snelsluit (op band en benen)
Beschikbaar met riem voor werkpositionering	✓	✓	✓
Verkrijgbaar met reddingslussen	✓		✓
Verpakking	Hersluitbare plastic zak	Hersluitbare plastic zak	3M™ DBI-SALA® Draag- en opbergtas

ExoFit™ veiligheidsharnassen zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen:

- ▶ Algemene industrie
- ▶ Klimmen – Bouw – Positionering
- ▶ Redding – Klimmen
- ▶ Redding, Klimmen, Positioneren
- ▶ Klimmen – Windenergie
- ▶ Klimmen – Positioneren – Windenergie

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ veiligheidsharnassen

Meer informatie over 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ veiligheidsharnassen, en vind het harnas dat het beste past bij uw branche en toepassing.



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 veiligheidsharnas

- ▶ Doorvoergespen
- ▶ Stalen voorste en achterste D-ring voor valbeveiliging
- ▶ Optionele comfort padding

Onderdeelnummer	Maat	Gewicht (kg)
1112702	1	1,65
1112703	2	1,70
1112704	3	1,75

CE UK
EN 361



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 veiligheidsharnas voor positionering

- ▶ Doorvoergespen
- ▶ Stalen voorste en achterste D-ring voor valbeveiliging
- ▶ Stalen D-ringen voor werkpositionering
- ▶ Optionele comfort padding

Onderdeelnummer	Maat	Gewicht (kg)
1112705	1	2,20
1112706	2	2,25
1112707	3	2,40

CE UK
EN 361
EN 358



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 veiligheidsharnas voor redding

- ▶ Doorvoergespen
- ▶ Stalen voorste en achterste D-ring voor valbeveiliging
- ▶ Optionele comfort padding
- ▶ Reddingslusen van textiel

Onderdeelnummer	Maat	Gewicht (kg)
1112708	1	1,70
1112709	2	1,75
1112710	3	1,80

CE UK
EN 361
EN 1497



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 veiligheidsharnas

- ▶ Snelsluitgespen
- ▶ Stalen voorste en achterste D-ring voor valbeveiliging
- ▶ Optionele comfort padding

Onderdeelnummer	Maat	Gewicht (kg)
1112711	1	1,65
1112712	2	1,70
1112713	3	1,75

CE UK
EN 361



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 veiligheidsharnas voor positionering

- ▶ Snelsluitgespen
- ▶ Stalen voorste en achterste D-ring voor valbeveiliging
- ▶ Stalen D-ringen voor werkpositionering
- ▶ Optionele comfort padding

Onderdeelnummer	Maat	Gewicht (kg)
1112714	1	2,46
1112715	2	2,53
1112716	3	2,60

CE UK
CA
EN 361
EN 358



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 veiligheidsharnas voor redding

- ▶ Snelsluitgespen
- ▶ Stalen voorste en achterste D-ring voor valbeveiliging
- ▶ Optionele comfort padding
- ▶ Reddingslussen van textiel

Onderdeelnummer	Maat	Gewicht (kg)
1112717	1	1,70
1112718	2	1,75
1112719	3	1,80

CE UK
CA
EN 361
EN 1497



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Comfort veiligheidsharnas

- ▶ Snelsluitgespen
- ▶ Stalen voorste en achterste D-ring voor valbeveiliging
- ▶ Comfort padding bij schouders en rug met 3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal
- ▶ Comfort padding bij de benen

Onderdeelnummer	Maat	Gewicht (kg)
1112720	1	1,90
1112721	2	1,95
1112722	3	2,00

CE UK
CA
EN 361



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 Comfort veiligheidsharnas voor positionering

- ▶ Snelsluitgespen
- ▶ Stalen voorste en achterste D-ring voor valbeveiliging
- ▶ Stalen D-ringen voor werkpositionering
- ▶ Comfort padding bij schouders en rug met 3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal
- ▶ Comfort padding bij de benen

Onderdeelnummer	Maat	Gewicht (kg)
1112723	1	2,65
1112724	2	2,70
1112725	3	2,75

CE UK
CA
EN 361
EN 358



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort veiligheidsharnas

- ▶ Snelsluitgesp - borst
- ▶ Automatisch vergrendelende snelsluitgespen - benen
- ▶ Aluminium automatisch rechtopstaande achterste D-ring voor valbeveiliging
- ▶ Comfort padding bij schouders en rug met 3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal
- ▶ Comfort padding bij de benen met 3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal
- ▶ Heavy-duty slijtagebescherming op de schouders

Onderdeelnummer	Maat	Gewicht (kg)
1112726	1	2,23
1112727	2	2,25
1112728	3	2,30



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort veiligheidsharnas voor positionering

- ▶ Snelsluitgesp - borst
- ▶ Automatisch vergrendelende snelsluitgespen - benen en taille
- ▶ Voorste gecentreerde D-ring van aluminium voor valbeveiliging
- ▶ Aluminium automatisch rechtopstaande achterste D-ring voor valbeveiliging
- ▶ Aluminium D-ringen voor werkpositionering
- ▶ Comfort padding bij schouders en rug met 3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal
- ▶ Comfort padding bij de benen met 3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal
- ▶ Heavy-duty slijtagebescherming op de schouders

Onderdeelnummer	Maat	Gewicht (kg)
1112729	1	2,85
1112730	2	2,90
1112731	3	2,95



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort veiligheidsharnas voor redding

- ▶ Snelsluitgesp - borst
- ▶ Automatisch vergrendelende snelsluitgespen - benen
- ▶ Voorste gecentreerde D-ring van aluminium voor valbeveiliging
- ▶ Aluminium automatisch rechtopstaande achterste D-ring voor valbeveiliging
- ▶ Comfort padding bij schouders en rug met 3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal
- ▶ Comfort padding bij de benen met 3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal
- ▶ Reddingslussen van textiel

Onderdeelnummer	Maat	Gewicht (kg)
1112732	1	2,30
1112733	2	2,35
1112734	3	2,40



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 veiligheidsharnas voor positionering/redding

- ▶ Snelsluitgesp - borst
- ▶ Automatisch vergrendelende snelsluitgespen - benen en taille
- ▶ Voorste gecentreerde D-ring van aluminium voor valbeveiliging
- ▶ Aluminium automatisch rechtopstaande achterste D-ring voor valbeveiliging
- ▶ Aluminium D-ringen voor werkpositionering
- ▶ Comfort padding bij schouders en rug met 3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal
- ▶ Comfort padding bij de benen met 3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal
- ▶ Reddingslussen van textiel

Onderdeelnummer	Maat	Gewicht (kg)
1112735	1	2,90
1112736	2	2,95
1112737	3	3,00





3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort veiligheidsharnas voor positionering

- ▶ Snelsluitgesp - borst
- ▶ Automatisch vergrendelende snelsluitgespen - benen en taille
- ▶ Voorste gecentreerde D-ring van aluminium voor valbeveiliging
- ▶ Aluminium automatisch rechtopstaande achterste D-ring voor valbeveiliging
- ▶ Aluminium D-ringen voor werkpositionering
- ▶ D-ring van aluminium op voorzijde riem
- ▶ Comfort padding bij schouders en rug met 3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal
- ▶ Comfort padding bij de benen met 3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal
- ▶ Heavy-duty slijtagebescherming op de schouders

Onderdeelnummer	Maat	Gewicht (kg)	 EN 361 EN 358
1112738	1	2,90	
1112739	2	2,96	
1112740	3	3,00	



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Windenergie veiligheidsharnas voor positionering

- ▶ Snelsluitgesp - borst
- ▶ Automatisch vergrendelende snelsluitgespen - benen en taille
- ▶ Voorste gecentreerde D-ring van aluminium voor valbeveiliging
- ▶ Aluminium automatisch rechtopstaande achterste D-ring voor valbeveiliging
- ▶ Aluminium D-ringen voor werkpositionering
- ▶ Comfort padding bij schouders en rug met 3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal
- ▶ Comfort padding bij de benen met 3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal

Onderdeelnummer	Maat	Gewicht (kg)	 EN 361 EN 358
1112744	1	2,90	
1112745	2	2,95	
1112746	3	3,00	



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Windenergie veiligheidsharnas

- ▶ Snelsluitgesp - borst
- ▶ Automatisch vergrendelende snelsluitgespen - benen
- ▶ Voorste gecentreerde D-ring van aluminium voor valbeveiliging
- ▶ Aluminium automatisch rechtopstaande achterste D-ring voor valbeveiliging
- ▶ D-ringen van aluminium bij de heupen
- ▶ Comfort padding bij schouders en rug met 3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal
- ▶ Comfort padding bij de benen met 3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal

Onderdeelnummer	Maat	Gewicht (kg)	 EN 361
1112741	1	2,30	
1112742	2	2,35	
1112743	3	2,40	



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 Comfort Windenergie veiligheidsharnas voor positionering

- ▶ Snelsluitgesp - borst
- ▶ Automatisch vergrendelende snelsluitgespen - benen en taille
- ▶ Voorste gecentreerde D-ring van aluminium voor valbeveiliging
- ▶ Aluminium automatisch rechtopstaande achterste D-ring voor valbeveiliging
- ▶ Aluminium D-ringen voor werkpositionering
- ▶ D-ring van aluminium op voorzijde riem
- ▶ Comfort padding bij schouders en rug met 3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal
- ▶ Comfort padding bij de benen met 3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal

Onderdeelnummer	Maat	Gewicht (kg)	 EN 361 EN 358
1112747	1	2,95	
1112748	2	3,00	
1112749	3	3,05	

3M™ DBI-SALA® accessoires



3M™ DBI-SALA® Comfort padding als accessoire voor het XE50 veiligheidsharnas

De comfortabele, lichte en compacte vulling biedt de mogelijkheid om extra comfort toe te voegen aan uw 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 veiligheidsharnas. Handige functies, waaronder een klittenbandbevestiging en een antislipontwerp, zorgen ervoor dat de gebruiker de vulling gemakkelijk kan gebruiken, aanbrengen en verwijderen. De heavy-duty constructie is geschikt voor zware werkomgevingen.

Schouder- en rugpadding

Onderdeelnummer	Aantal	Gewicht (kg)
1150514	Verpakking van 1 stuk	0,15

Beenpadding

Onderdeelnummer	Aantal	Gewicht (kg)
1150513	Verpakking van 2 stuks	0,10



3M™ DBI-SALA® Draag- en opbergtas voor de uitrusting

Draag- en opbergtas van 20 l met het DBI-SALA®-merk om uw valbeveiligingsuitrusting op te bergen en te vervoeren. Compact en lichtgewicht ontwerp gecombineerd met een heavy-duty sluitsysteem – een must-have accessoire voor in uw werkomgeving. Standaard geleverd bij alle XE200-harnassen.

Onderdeelnummer	Aantal	Gewicht (kg)
9515749	1	0,40v

Overzicht productkenmerken

Oude code	Nieuwe code	Maat	Certificeringen en standaarden	Comfortriem	Materiaal D-ring	Automatisch opstaande D-ring	Werkpositionerings-D-ring	Extra bevestigingspunten	Schouders- / rug- / beenvulling	3M™ Scotchlite™ reflecterend materiaal op de vulling	Schouders- / rugvulling slijtage-bescherming	Type borstgesp	Type been-gesp	Type riemgesp	Algemene industrie	Bouw	Energie- en nutsbedrijven	Telecom	Windenergie			
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 veiligheidsharnas																						
1112901	→ 1112702	1	CE EN361 UKCA		Staal				Optioneel				PT	PT								
1112900	→ 1112703	2																				
1112902	→ 1112704	3																				
1112907	→ 1112705	1	CE EN361, EN358,UKCA	✓	Staal		✓		Optioneel				PT	PT	PT							
1112906	→ 1112706	2																				
1112908	→ 1112707	3																				
1112904	→ 1112708	1	CE EN361, EN1497, UKCA		Staal			Reddingslusen van textiel	Optioneel				PT	PT								
1112903	→ 1112709	2																				
1112905	→ 1112710	3																				
1112913	→ 1112711	1	CE EN361, UKCA		Staal				Optioneel				QC	QC								
1112912	→ 1112712	2																				
1112914	→ 1112713	3																				
1112910	→ 1112714	1	CE EN361, EN358,UKCA	✓	Staal		✓		Optioneel				QC	QC	QC							
1112909	→ 1112715	2																				
1112911	→ 1112716	3																				
N.v.t.	→ 1112717	1	CE EN361, EN1497, UKCA		Staal			Reddingslusen van textiel	Optioneel				QC	QC								
N.v.t.	→ 1112718	2																				
N.v.t.	→ 1112719	3																				
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 veiligheidsharnas																						
1112953	→ 1112720	1	CE EN361, UKCA		Staal				✓	Schouders en rug	✓	QC	QC									
1112952	→ 1112721	2																				
1112954	→ 1112722	3																				
1112965	→ 1112723	1	CE EN361, EN358,UKCA	✓	Staal		✓		✓	Schouders en rug	✓	QC	QC	QC								
1112964	→ 1112724	2																				
1112966	→ 1112725	3																				
3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 veiligheidsharnas																						
1113900	→ 1112726	1	CE EN361, UKCA		Aluminium	✓			✓	Schouders, rug en benen	Heavy duty	QC	AQC									
1113902	→ 1112727	2																				
1113903	→ 1112728	3																				
1113910	→ 1112729	1	CE EN361, EN358,UKCA	✓	Aluminium	✓	✓		✓	Schouders, rug en benen	Heavy duty	QC	AQC	AQC								
1113912	→ 1112730	2																				
1113913	→ 1112731	3																				
1113970	→ 1112732	1	CE EN361, EN1497, UKCA		Aluminium	✓		Reddingslusen van textiel	✓	Schouders, rug en benen		QC	AQC									
1113972	→ 1112733	2																				
1113973	→ 1112734	3																				
1113975	→ 1112735	1	CE EN361, EN358 & EN1497, UKCA	✓	Aluminium	✓	✓	Reddingslusen van textiel	✓	Schouders, rug en benen		QC	AQC	AQC								
1113977	→ 1112736	2																				
1113978	→ 1112737	3																				
1113987	→ 1112738	1	CE EN361, EN358,UKCA	✓	Aluminium	✓	✓	D-ring op voorzijde riem	✓	Schouders, rug en benen	Heavy duty	QC	AQC	AQC								
1113988	→ 1112739	2																				
1113990	→ 1112740	3																				
1113210	→ 1112741	1	CE EN361, UKCA		Aluminium	✓		D-ringen op de heupen	✓	Schouders, rug en benen			QC	AQC								
1113212	→ 1112742	2																				
1113213	→ 1112743	3																				
1113215	→ 1112744	1	CE EN361, EN358,UKCA	✓	Aluminium	✓	✓		✓	Schouders, rug en benen			QC	AQC	AQC							
1113217	→ 1112745	2																				
1113218	→ 1112746	3																				
1113925	→ 1112747	1	CE EN361, EN358,UKCA	✓	Aluminium	✓	✓	D-ring op voorzijde riem	✓	Schouders, rug en benen			QC	AQC	AQC							
1113927	→ 1112748	2																				
1113928	→ 1112749	3																				

Legenda: ● Goed ● Beter ● Best PT – Pass Through (doorvoer) QC – Quick Connect (snelsluitend) AQC – Auto-locking Quick Connect (automatisch vergrendelende snelsluiting)

Normen uitgelegd

CE

EN 361

Full-bodyharnas

CE

EN 358

Banden en suspensielijnen voor werkpositionering

CE

EN 1497

Reddingsharnas

CE

Conformité Européenne



UK

CA

Verenigd Koninkrijk

Conformiteit beoordeeld

Maattabel 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ veiligheidsharnassen XE-serie:



Beschikbare gespopties voor de ExoFit™ XE-serie veiligheidsharnassen:



PT Doorvoergespen QC Snelsluitgespen AQC Automatisch vergrendelende snelsluitgespen

3M België BVBA / SPRL Hermeslaan 7
Hermeslaan 7
België / Belgique
E-mail: 3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3M.be/safety
www.3M.be/securite

3M Danmark
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Denemarken
www.3Msikkerhed.dk

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
D - 41453 Neuss
Duitsland
E-mail: arbeitsschutz.de@mmm.com
www.3Marbeitsschutz.de

3M España, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Spanje
E-mail: ohes.es@3M.com
www.3M.com/es/seguridad

3M France
1 Parvis de l'innovation CS 20203
95006 Cergy Pontoise
Frankrijk
www.3M.com/fr/securite

3M Greece
3M Ελλάς Μ.Ε.Π.Ε.
Κηφισίας 20
15125, Μαρούσι
Ελλάς
www.3M.com/gr/occsafety

3M Ireland Limited
The Iveagh Building
Carrickmines Park
Carrickmines
Dublin 18
E-mail: ohes.helpline.uk@mmm.com
www.3M.co.uk/safety

3M Italia srl
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello MI
Italië
E-mail: 3Msicurezza@mmm.com
www.3Msicurezza.it

3M Nederland B.V.
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
Nederland
E-mail: 3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3m.nl/safety

3M Norge A/S
Tærudgata 16
2004 Lillestrøm
Noorwegen
www.3M.no/vern

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4
1120 Wenen
Oostenrijk
arbeitsschutz-at@mmm.com
www.3M.com/at/arbeitschutz

3M Portugal
Rua do Conde Redondo, 98
1169-009 Lissabon
Portugal
www.3M.com/pt/segurança

3M Suisse S.a r.l. / Schweiz GmbH
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Zwitserland
E-mail: arbeitsschutz-ch@mmm.com
www.3Mschweiz.ch/arbeitschutz
www.3Msuisse.ch/securite

Suomen 3M Oy
Keilaniementie 1
02150 Espoo
Finland
www.3M.fi/suojaimet

3M Svenska AB
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Zweden
www.3M.se/personskydd

3M Poland Sp. z o.o.,
Al. Katowicka 117
05-830 Nadarzyn
Polen
www.3m.pl/bhp

3M Türkiye
Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok.
No:7/3F 27-51
Nidakule Ataşehir Güney 34746
Ataşehir/Istanbul
www.3m.com.tr/3M/tr_TR/worker-health-safety-tr/

3M United Kingdom PLC
3M Centre
Cain Road
Bracknell
RG12 *HT
V&G-hulplijn: 0870 60 800 60
www.3M.co.uk/safety

Belangrijke mededeling

De montage en het gebruik van het product dat is beschreven in dit document veronderstellen dat de gebruiker eerdere ervaring heeft met vergelijkbare producten en dat het product door een competent persoon wordt opgebouwd in overeenstemming met de productdocumentatie. Vóór een eventueel gebruik van dit product wordt aangeraden enkele testen uit te voeren om de prestaties van het product te toetsen binnen zijn specifieke toepassing. Alle informatie en specificatiegegevens die zijn opgenomen in dit document hebben betrekking op dit specifieke 3M product en zijn niet van toepassing op andere producten of omgevingen. Iedere handeling met, of gebruik van, dit product in strijd met dit document is op eigen risico van de gebruiker. Het voldoen aan de informatie en specificaties met betrekking tot het product dat beschreven wordt in dit document ontslaat de gebruiker niet van de verplichting te voldoen aan aanvullende richtlijnen (veiligheidsregels, procedures). Het voldoen aan de operationele eisen, in het bijzonder met betrekking tot de gebruiksomgeving en het gebruik van gereedschap met dit product, dient in acht genomen te worden. 3M en haar dochterondernemingen (die deze elementen niet kunnen verifiëren of controleren) kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een schending van deze regels die buiten haar besluit en controle vallen. De garantievoorwaarden voor producten worden bepaald door de documenten van de verkoopovereenkomst en met de verplichte en toepasselijke wetgeving, met uitsluiting van elke andere garantie of vergoeding.

WERELDWIJDE PRODUCTGARANTIE, BEPERKTE RECHTSMIDDELEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID GARANTIE: HET VOLGENDE KOMT IN DE PLAATS VAN ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIIP VAN DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Tenzij anders door de lokale wetgeving bepaald, zijn 3M-valbeveiligingsproducten gegarandeerd tegen fabrieksfouten in vakmanschap en materialen gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van installatie of eerste gebruik door de oorspronkelijke eigenaar. BEPERKT RECHTSMIDDEL: Na schriftelijke kennisgeving aan 3M zal 3M elk product repareren of vervangen waarvan door 3M is vastgesteld dat het een fabrieksfout in vakmanschap of materiaal vertoont. 3M behoudt zich het recht voor te eisen dat het product naar de fabriek wordt teruggestuurd voor evaluatie van garantieclaims. Deze garantie dekt geen productschade als gevolg van slijtage, misbruik, verkeerd gebruik, transportschade, nalatigheid in het onderhoud van het product of andere schade waarop 3M geen invloed heeft. 3M is de enige die de staat van het product en de garantiemogelijkheden beoordeelt. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en is de enige garantie die van toepassing is op de valbeveiligingsproducten van 3M. Neem voor assistentie contact op met de klantenservice van 3M in uw regio. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE LOKALE WETGEVING IS 3M NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERIVING, OP ENIGERLEI WIJZE GERELATEERD AAN DE PRODUCTEN, ONGEACHT DE BEWEERDE WETTELIJKE THEORIE.



Fall Protection

Geregistreerde kantoren

3M Nederland BV
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft - Nederland
Tel: + 31 (0) 15 782 23 33
3m_email_healthcare_be@mmm.com
<http://www.3m.nl/medical>

Capital Safety Group (EMEA)
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue
– BP15 06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANKRIJK

Telefoon +33(0)4 83 58 08 08
E-mail informationfallprotection@mmm.com
Web 3M.com/FallProtection