

Progettato per un lavoro più agevole.

3M Xtract™ Strumenti e accessori

Le soluzioni di carteggiatura pulita 3M Xtract™ sono il punto di riferimento per tutte le tue esigenze di carteggiatura. Dai nuovi dischi abrasivi a rete all'avanguardia alle levigatrici rotorbitali e alle unità portatili di estrazione della polvere, abbiamo tutto quello di cui hai bisogno per aumentare la produttività e la qualità dei pezzi nella tua attività.

Ti presentiamo una nuova linea di strumenti e accessori progettati per una grande facilità d'uso e per un'aspirazione della polvere ottimale. Con questi strumenti non comprometterai le prestazioni elevate per la gestione delle polveri.





Carteggiatura pulita

Aspira fino al 99% delle polveri di carteggiatura.

Massima precisione

Ottimizzato per l'uso con dischi contenenti 3M Precision-Shaped Grain.

Prestazioni di livello superiore

Aiuta a incrementare produttività e qualità delle parti.

Levigatrici rotorbitali 3M

Levigatrice rotorbitale elettrica 3M Xtract"

Sistema di aspirazione centrale

Max. giri/min 10.000 Motore (W) 350W **Peso** 1,3 kg Altezza 105 mm

Diametro dell'orbita	Diametro	Tensione	Presa	Pad incl.	Min ordine	PN	ID 3M
2,5 mm	125 mm	240V	Type E - EU	89052	1	88839	7100263559
2,5 mm	125 mm	240V	Tipo G	89052	1	88847	7100263528
2,5 mm	125 mm	110V	EN60309	89052	1	88855	7100263546
5,0 mm	125 mm	240V	Type E - EU	89052	1	88835	7100263555
5,0 mm	125 mm	240V	Tipo G	89052	1	88843	7100263525
5,0 mm	125 mm	110V	EN60309	89052	1	88851	7100263533
2,5 mm	150 mm	240V	Type E - EU	89053	1	88841	7100263549
2,5 mm	150 mm	240V	Tipo G	89053	1	88849	7100263530
2,5 mm	150 mm	110V	EN60309	89053	1	88857	7100263547
5,0 mm	150 mm	240V	Type E - EU	89053	1	88837	7100263558
5,0 mm	150 mm	240V	Tipo G	89053	1	88845	7100263554
5,0 mm	150 mm	110V	EN60309	89053	1	88853	7100263534

3M Xtract™ Levigatrice rotorbitale pneumatica

Sistema di aspirazione centrale



Max. giri/min 12.000

Motore (W) 209W

Velocità del 17 SCFM (481 LPM) flusso d'aria

Peso 0,9 kg Altezza 91 mm

Diametro dell'orbita	Diametro	Pad incl.	Min ordine	PN	ID 3M
2,5 mm	125 mm	20353	1	88941	7100258884
5,0 mm	125 mm	20353	1	88942	7100258886
8,0 mm	125 mm	20353	1	88943	7100258885
9,5 mm	125 mm	20353	1	88944	7100258887
2,5 mm	150 mm	20356	1	88953	7100259232
5,0 mm	150 mm	20356	1	88954	7100258801
8,0 mm	150 mm	20356	1	88955	7100258707
9,5 mm	150 mm	20356	1	88956	7100258799

3M Xtract™ Levigatrice rotorbitale pneumatica

Sistema autoaspirante



Peso 0,9 kg Altezza 91 mm

Diametro dell'orbita	Diametro	Pad incl.	Min ordine	PN	ID 3M
2,5 mm	125 mm	20353	1	88945	7100264073
5,0 mm	125 mm	20353	1	88946	7100264068
8,0 mm	125 mm	20353	1	88947	7100264239
9,5 mm	125 mm	20353	1	88948	7100264069
2,5 mm	150 mm	20465	1	88957	7100264077
5,0 mm	150 mm	20465	1	88958	7100264079
8,0 mm	150 mm	20465	1	88959	7100264078
9,5 mm	150 mm	20465	1	88960	7100264070

Accessori vari per levigatrici rotorbitali 3M

3M Tubi di aspirazione



Tipo Antistatico - Nero Diametro interno

Lunghezza 1,2 m Filettatura Esterno 25,4 mm

Min ordine 1

PN 28730 **ID 3M.** 7010362547



Tipo Zaino predisposto - Rosso Diametro 1" interno

Lunghezza 1,8 m Filettatura Esterno 25,4 mm Min ordine 1

PN 28301 **ID 3M.** 7000045247



Tipo Tagliato a misura - Rosso

Diametro interno Lunghezza 18,3 m Filettatura Esterno 25,4 mm

Min ordine 1 **PN** 28393 **ID 3M.** 7000045271



Tipo Sistema Aria + Estrazione

Diametro interno Lunghezza 5 m

Filettatura Esterno 25,4 mm

Min ordine 1 **PN** 64934 ID 3M. 7000032248

Accessori vari per levigatrici orbitali 3M (continuazione)

3M Adattatori per t	ubi di aspirazione				
	Fine 1	Fine 2	Min ordine	PN	ID 3M.
	Filettatura interna da 25,4 mm	Filettatura interna da 25,4 mm	1	30442	7000119372
2 000	Filettatura interna da 25,4 mm	Filettatura interna da 31,75 mm	10	20340	7000045004
	Filettatura esterna da 25,4 mm	Innesto a pressione da 25,4 mm	10	28304	7000045250
	Filettatura interna da 25,4 mm	Innesto a pressione da 19 mm	1	30324	7000045309
	Filettatura interna da 25,4 mm	Innesto a pressione da 38,1 mm	1	20341	7000045005
	Innesto a pressione da 25,4 mm	Innesto a pressione da 31,75 mm	1	30441	7000045312
	Innesto a pressione da 25,4 mm	Innesto a pressione da 38,1 mm	1	30440	7000045311
	Innesto a pressione da 25,4 mm	Innesto a pressione da 50,8 mm	1	30439	7000045310

Assemblaggio del sistema di autoaspirazione centrale



Accessori vari per levigatrici orbitali 3M (continuazione)

3M Xtract[™] Platorelli

Platorelli per dischi di finitura a basso profilo (extra duro, gancio tipo 2)



89052



89053

Tipo	Diametro	Dimensioni filettature	Configurazione foro	Min ordine	PN	ID 3M
Extra duro	125 mm	5/16 - 24 EXT	Multiforo	20	89052	7100273845
Extra duro	150 mm	5/16 - 24 EXT	Multiforo	20	89053	7100273863

Platorelli per dischi di finitura a basso profilo (duro, gancio tipo 2)



89410



89409

Tipo	Diametro	Dimensioni filettature	Configurazione foro	Min ordine	PN	ID 3M
Duro	125 mm	5/16 - 24 EXT	Multiforo	20	89410	7100273463
Duro	150 mm	5/16 - 24 EXT	Multiforo	20	89409	7100270476

Platorelli per dischi a basso profilo (solido, gancio tipo 2)





20



Tipo	Diametro	Dimensioni filettature	Configurazione foro	Min ordine	PN	ID 3M
Rigido	75 mm	1/4-20 EXT	3 fori	10	20350	7000028147
Rigido	125 mm	5/16 - 24 EXT	Multiforo	20	20353	7100037832
Rigido	150 mm	5/16 - 24 EXT	Multiforo	20	20465	7100022038

Platorelli per dischi con profilo standard (medio, gancio tipo 1)





Tipo	Diametro	Dimensioni filettature	Configurazione foro	Min ordine	PN	ID 3M
Medio	125 mm	5/16 - 24 EXT	Muiltiforo	10	89925	7100278691
Medio	150 mm	5/16 - 24 EXT	6 fori	10	05876	7100032853

Platorelli per dischi di finitura a basso profilo (morbido, gancio tipo 1)









Tipo	Diametro	Dimensioni filettature	Configurazione foro	Min ordine	PN	ID 3M
Morbido	75 mm	1/4-20 EXT	6 fori	10	20428	7010360095
Morbido	125 mm	5/16 - 24 EXT	Multiforo	10	20290	7100009657
Morbido	150 mm	5/16 - 24 EXT	Multiforo	10	20425	7000118613
Morbido	203 mm	M14	Multiforo	10	9538	7000082605

Tipi di gancio dei dischi 3M™

Tipo di gancio 1 3M™ Hookit Gancio a J piccolo



Tipo di gancio 2 3M™ Hookit Gancio a J alto



Accessori vari per levigatrici orbitali 3M (continuazione)

Protezioni a gancio 3M (nero, gancio tipo 2)







Diametro	Configurazione foro	Min ordine	PN	ID 3M
75 mm	3 fori	20	28326	7000045251
125 mm	Multiforo	20	20443	7000045011
150 mm	Multiforo	20	20446	7000042703

3M Xtract™ Manicotto per tubo

Lunghezza 4,5 m

> Desc. Per combinare tubo e cavo

Tessuto Rete in plastica

Min ordine PΝ 89419 ID 3M

7100277474



3M Xtract™ Levigatrice rotorbitale pneumatica, aspirazione autogenerata

3M Xtract™ Sacchi filtranti



Descrizione Per il fissaggio diretto alla levigatrice

rotorbitale con autoaspirazione 3M Xtract™ utilizzando l'adattatore 20453 e la guarnizione del tubo

flessibile A0778.

Dimensioni Large

Capacità Fino a 227 grammi

Min ordine PΝ 89137 ID 3M 7100263231

Descrizione

Da utilizzare con il gruppo zaino 28364 che contiene e protegge il sacchetto filtro.

Dimensioni Extra-Large Capacità Fino a 1,36 kg

Min ordine PΝ 89139 ID 3M 7100263030

Adattatori e accessori per sacchetti filtro 3M™





28383

Tipo	Fine 1	Fine 2	Utilizzare con PN	Min ordine	PN	ID 3M
Adattatore	Filettatura esterna da 1"	Diametro interno da 1"	NA	1	20453	7000000361
Tappo di chiusura da 1"	NA	NA	NA	1	28383	7000042706
Guarnizione per tubo da 1".	NA	NA	20453	1	A0778	7000118731
Zaino	NA	NA	NA	1	28365	7000028217





A0778

20453

Aspiratore portatile 3M Xtract™



Aspiratore di polvere portatile 3M Xtract™



Peso 19,6 kg
Lunghezza 53 cm
Larghezza 40 cm
Altezza 56 cm

Tensione	Tipo di connettore	Min ordine	PN	ID 3M
240V	Type E - EU	1	64159	7100259732
110V	EN60309	1	64193	7100260424

Accessori aspiratore portatile 3M Xtract™

Filtri a cartucce e sacchi filtranti						
	Nome prodotto	Descrizione	Min ordine	PN	ID 3M	
	3M™ Cartuccia filtro classe M	Efficienza del filtro: 99,9%	1 paio	95151	7100276588	
	3M™ Cartuccia filtro classe H	Efficienza del filtro: 99,9%	1 paio	95259	7100276406	
	3M™ Bustina in pile	Capacità: 1-2 kg	5	95953	7100276407	
O STATE OF THE STA	3M™ Bustina in polipropilene	Capacità: 10-12 kg	5	95981	7100276408	

Tubi e adattatori						
	Nome prodotto	Descrizione	Min ordine	PN	ID 3M	
	Tubo conduttivo	Tubo antistatico con raccordi a PDE e adattatore conico 97071. In 27 mm / 4 m.	1	95291	7100276596	
-	Adattatore per tubo flessibile a Y	Doppio raccordo a Y in plastica, con baionetta per collegare 2 tubi di aspirazione indipendentemente dal diametro del tubo, in modo che lavorino indipendentemente.	1	97071	7100276614	
	Adattatore conico	Adattatore conico in gomma con connettore multidiametro per consentire il collegamento di vari utensili elettrici. Elettricamente conduttivi.	1	95654	7100276384	

Accessori per la pulitura						
	Nome prodotto	Descrizione	Min ordine	PN	ID 3M	
	Ugello a spazzola	Bocchetta per pavimenti in plastica con spazzole e rulli. Per sistema da 35 mm.	1	96457	7100276396	
-	Ugello sottile	Tubo telescopico in acciaio inox, estensibile da 57-95 cm e chiusura a scatto. Per sistema da 35 mm.	1	96418	7100276395	
	Ugello per pavimenti	Ugello per piccole aree in plastica. Per sistema da 35 mm.	1	96043	7100276597	
The state of the s	Tubo Telescopico	Spazzola per la pulizia ad aspirazione in plastica con setole. Per sistema da 35 mm.	1	96359	7100276397	

Attacchi						
	Nome prodotto	Descrizione	Min ordine	PN	ID 3M	
THE REAL PROPERTY.	Piastra per scatola di conservazione	Per il fissaggio stabile delle scatole di conservazione sulla parte superiore dell'unità.	1	96772	7100276613	
	Maniglia di spinta	Per una gestione confortevole del tubo di erogazione. Aiuta la gestione del tubo.	1	96804	7100276612	

Approfitta delle prestazioni e della produttività che renderanno il tuo lavoro un successo. 3M.com/Xtract

3M Xtract™ Garanzia dello strumento e programma di assistenza

I nostri impegni verso il cliente: Tempi di fermo macchina minimi e soddisfazione del servizio al 100%.



Programma di garanzia 3M di 1 anno studiato per la tua tranquillità.

I nuovi strumenti 3M Xtract™ sono realizzati per durare e funzionare giorno dopo giorno. Nella rara eventualità che uno strumento 3M Xtract™ risulti difettoso, durante il primo anno dopo l'acquisto, il nostro programma di garanzia dello strumento consente tempi di fermo minimi in modo da poter tornare a carteggiare il più rapidamente possibile.


Ti basta contattare il rivenditore da cui hai acquistato lo strumento, inviargli l'articolo difettoso, una prova d'acquisto valida e la descrizione del difetto per far valere la richiesta di garanzia.

Una volta convalidata la richiesta, il rivenditore sostituirà l'articolo difettoso con uno strumento nuovo, possibilmente lo stesso giorno a seconda della disponibilità dello strumento richiesto.

Se hai un problema...



Ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore





Il rivenditore ti fornisce un utensile sostitutivo

Revisione

Un programma di manutenzione dello strumento 3M per estendere la tranquillità.

Come qualsiasi dispositivo meccanico, un intervento di assistenza può riportare gli strumenti al loro stato originario, per carteggiare proprio come il primo giorno.

La manutenzione degli strumenti 3M Xtract[™] è resa possibile utilizzando una vasta rete di centri di assistenza autorizzati, presente nella maggior parte dei paesi dell'Europa e del Medio Oriente.

Puoi scegliere di lavorare direttamente con la nostra rete di centri di assistenza autorizzati o puoi rivolgerti a un rivenditore 3M Xtract in grado di gestire per tuo conto la logistica e la fatturazione da e verso il centro di assistenza autorizzato.

La nostra rete di centri di assistenza autorizzati si impegna a ridurre al minimo i tempi di fermo per i clienti dei prodotti 3M Xtract™.





Garanzia e risarcimento parziale: 3M garantisce questo utensile contro i difetti di lavorazione e dei materiali in condizioni di esercizio normali per un (1) anno dalla data di acquisto. 3M NON FORNISCE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSE, MA NON SOLO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA O CONDIZIONE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE O DERIVANTE DA USO COMMERCIALE.

Limitazione di responsabilità: salvo per il risarcimento parziale indicato al punto precedente e con l'eccezione delle esclusioni o limitazioni previste dalla normativa in vigore nel Paese, 3M non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali perdite o danni derivanti dall'utilizzo dei prodotti 3M, sia che questi siano diretti, indiretti, speciali, accidentali o consequenziali (inclusi, senza limitazioni, danni per perdita di profitto o mancate opportunità di business), indipendentemente dal fondamento giuridico e dal principio giurisdizionale applicabili, inclusi, senza limitazioni, garanzia, inadempimento contrattuale, negligenza o responsabilità oggettiva.

Invio di una richiesta in garanzia: per inviare una richiesta prevista dalla garanzia, nel rispetto delle restrizioni sopra elencate, occorre contattare il proprio rivenditore. Tenere presente che tutte le richieste di garanzia sono soggette all'approvazione del produttore. Assicurarsi di conservare la ricevuta di acquisto. Tale ricevuta deve essere fornita insieme alla richiesta in garanzia, ovvero entro 1 anno dalla data di acquisto.

Riparazione del prodotto dopo la scadenza della garanzia: la riparazione degli utensili elettrici abrasivi 3M non coperti da garanzia è disponibile tramite 3M o un rappresentante autorizzato per la riparazione degli utensili 3M. Rivolgersi al vostro referente 3M.

Servizio: Far riparare l'utensile elettrico da una persona qualificata utilizzando solo parti di ricambio identiche. Ciò aiuta a mantenere la sicurezza dell'utensile elettrico.

Leggere tutte le istruzioni all'interno del manuale prima dell'uso. Tutti gli operatori devono ricevere un addestramento completo per l'utilizzo dell'utensile e devono essere a conoscenza delle presenti norme di sicurezza.



3M, Cubitron e Scotch-Brite sono marchi registrati di 3M Company. Tutti i diritti riservati. Divisione Sistemi Abrasivi 3M Italia srl via N. Bobbio 21, 20096 Pioltello (MI) Tel: 02 7035 1 sistemiabrasivi.it@mmm.com www.3Mitalia.it