

3M

Xtract™

Clean Sanding Solutions

Gemakkelijker werken.

3M Xtract™ gereedschap en accessoires

3M Xtract™ Clean Sanding-oplossingen zijn uw one-stop-shop voor al uw schuurtoepassingen. Van diverse Clean Sanding-schijven tot excentrische schuurmachines en mobiele stofafzuigers, we hebben alles wat u nodig hebt om de productiviteit en de kwaliteit van uw werk te verhogen.

Maak kennis met een nieuwe lijn gereedschappen en accessoires, ontwikkeld voor gebruiksgemak en optimale stofafzuiging. Zodat u voor stofbeheer geen concessies hoeft te doen aan hoogwaardige prestaties.



Clean Sanding

Zuigt tot 99% van het schuurstof op.

Samen voor precisie


Geoptimaliseerd voor gebruik met schijven met 3M Precision-Shaped Grain.

Premium prestaties

Helpen de productiviteit en de kwaliteit te verhogen.

3M Excentrische schuurmachines


3M Xtract™ Elektrische excentrische schuurmachine

Centrale afzuiging	Uitslag dia.	Diameter	Spanning	Plug	Incl. steunschijf	MOQ	Art.nr.	3M-ID
 <p> Max. TPM 10,000 Motor pk 350W Gewicht 1,3 kg Hoogte 105 mm </p>	2,5 mm	125 mm	240V	Type E - EU	89052	1	88839	7100263559
	2,5 mm	125 mm	240V	Type G	89052	1	88847	7100263528
	2,5 mm	125 mm	110V	EN60309	89052	1	88855	7100263546
	5,0 mm	125 mm	240V	Type E - EU	89052	1	88835	7100263555
	5,0 mm	125 mm	240V	Type G	89052	1	88843	7100263525
	5,0 mm	125 mm	110V	EN60309	89052	1	88851	7100263533
	2,5 mm	150 mm	240V	Type E - EU	89053	1	88841	7100263549
	2,5 mm	150 mm	240V	Type G	89053	1	88849	7100263530
	5,0 mm	150 mm	240V	Type E - EU	89053	1	88845	7100263558
	5,0 mm	150 mm	240V	Type G	89053	1	88837	7100263554
	5,0 mm	150 mm	110V	EN60309	89053	1	88853	7100263534

3M Xtract™ Pneumatische excentrische schuurmachine

Centrale afzuiging	Uitslag dia.	Diameter	Incl. steunschijf	MOQ	Art.nr.	3M-ID
 <p> Max. TPM 12,000 Motor 209W Luchtstroomsnelheid 481 LPM Gewicht 0,9 kg Hoogte 91 mm </p>	2,5 mm	125 mm	20353	1	88941	7100258884
	5,0 mm	125 mm	20353	1	88942	7100258886
	8,0 mm	125 mm	20353	1	88943	7100258885
	9,5 mm	125 mm	20353	1	88944	7100258887
	2,5 mm	150 mm	20356	1	88953	7100259232
	5,0 mm	150 mm	20356	1	88954	7100258801
	8,0 mm	150 mm	20356	1	88955	7100258707
	9,5 mm	150 mm	20356	1	88956	7100258799

3M Xtract™ Pneumatische excentrische schuurmachine

Zelfgegenereerde stofafzuiging	Uitslag dia.	Diameter	Incl. steunschijf	MOQ	Art.nr.	3M-ID
 <p> Max. TPM 12,000 Motor 209W Luchtstroomsnelheid 481 LPM Gewicht 0,9 kg Hoogte 91 mm </p>	2,5 mm	125 mm	20353	1	88945	7100264073
	5,0 mm	125 mm	20353	1	88946	7100264068
	8,0 mm	125 mm	20353	1	88947	7100264239
	9,5 mm	125 mm	20353	1	88948	7100264069
	2,5 mm	150 mm	20465	1	88957	7100264077
	5,0 mm	150 mm	20465	1	88958	7100264079
	8,0 mm	150 mm	20465	1	88959	7100264078
	9,5 mm	150 mm	20465	1	88960	7100264070

3M Excentrische schuurmachines – accessoires

3M Stofafzuigslangen



Type Antistatisch - Zwart
Interne dia. 1"
Lengte 1,2 m
Schroefdraad 24,5 mm EXT
MOQ 1
Art.nr. 28730
3M-ID. 7010362547



Type Klaar voor rugzak - Rood
Interne dia. 1"
Lengte 1,8 m
Schroefdraad 24,5 mm EXT
MOQ 1
Art.nr. 28301
3M-ID. 7000045247











Type Op lengte gesneden - Rood
Interne dia. 1"
Lengte 18,3 m
Schroefdraad 24,5 mm EXT
MOQ 1
Art.nr. 28393
3M-ID. 7000045271



Type Dubbel lucht + Afzuiging
Interne dia. 1"
Lengte 5 m
Schroefdraad 24,5 mm EXT
MOQ 1
Art.nr. 64934
3M-ID. 7000032248

3M Excentrische schuurmachines – accessoires (vervolg)

3M Stofafzuigslangadapters					
	Einde 1	Einde 2	MOQ	Art.nr.	3M-ID.
	25,4 mm INT schroefdraad	25,4 mm INT schroefdraad	1	30442	7000119372
	25,4 mm INT schroefdraad	31,75 mm INT schroefdraad	10	20340	7000045004
	25,4 mm EXT schroefdraad	25,4 mm insteeknippel	10	28304	7000045250
	25,4 mm INT schroefdraad	19 mm insteeknippel	1	30324	7000045309
	25,4 mm INT schroefdraad	38,1 mm insteeknippel	1	20341	7000045005
	25,4 mm insteeknippel	31,75 mm insteeknippel	1	30441	7000045312
	25,4 mm insteeknippel	38,1 mm insteeknippel	1	30440	7000045311
	25,4 mm insteeknippel	50,8 mm insteeknippel	1	30439	7000045310

Montage zelfgenerereerd en centraal afzuigstelsysteem



3M Excentrische schuurmachines – accessoires (vervolg)

3M Xtract™ Steunschijven

Finishing steunschijven met laag profiel (extra hard, haaktype 2)



Type	Dia.	Schroefdraadafmeting	Gatenconfiguratie	MOQ	Art.nr.	3M-ID
Extra hard	125 mm	5/16 - 24 EXT	Clean Sand	20	89052	7100273845
Extra hard	150 mm	5/16 - 24 EXT	Clean Sand	20	89053	7100273863

Finishing steunschijven met laag profiel (hard, haaktype 2)



Type	Dia.	Schroefdraadafmeting	Gatenconfiguratie	MOQ	Art.nr.	3M-ID
Hard	125 mm	5/16 - 24 EXT	Clean Sand	20	89410	7100273463
Hard	150 mm	5/16 - 24 EXT	Clean Sand	20	89409	7100270476

Steunschijven met laag profiel (stevig, haaktype 2)




Type	Dia.	Schroefdraadafmeting	Gatenconfiguratie	MOQ	Art.nr.	3M-ID
Stevig	75 mm	1/4-20 EXT	3 gaten	10	20350	7000028147
Stevig	125 mm	5/16 - 24 EXT	Clean Sand	20	20353	7100037832
Stevig	150 mm	5/16 - 24 EXT	Clean Sand	20	20465	7100022038

Standaard profiel steunschijven (medium, haaktype 1)



Type	Dia.	Schroefdraadafmeting	Gatenconfiguratie	MOQ	Art.nr.	3M-ID
Gemiddeld	125 mm	5/16 - 24 EXT	Clean Sand	10	89925	7100278691
Gemiddeld	150 mm	5/16 - 24 EXT	6 gaten	10	05876	7100032853

Finishing steunschijven met laag profiel (zacht, haaktype 1)




Type	Dia.	Schroefdraadafmeting	Gatenconfiguratie	MOQ	Art.nr.	3M-ID
Zacht	75 mm	1/4-20 EXT	6 gaten	10	20428	7010360095
Zacht	125 mm	5/16 - 24 EXT	Clean Sand	10	20290	7100009657
Zacht	150 mm	5/16 - 24 EXT	Clean Sand	10	20425	7000118613
Zacht	203 mm	M14	Clean Sand	10	9538	7000082605

Typen 3M™ steunschijfhaken


Haaktype 1

3M™ Hookit kleine gegoten J-haak



Haaktype 2

3M™ Hookit grote J-haak



3M Excentrische schuurmachines – accessoires (vervolg)

3M Haakbeschermers (zwart, haaktype 2)



28326



20443



20446

Diameter	Gatenconfiguratie	MOQ	Art.nr.	3M-ID
75 mm	3 gaten	20	28326	7000045251
125 mm	Clean Sand	20	20443	7000045011
150 mm	Clean Sand	20	20446	7000042703

3M Xtract™ Slanghuls

- Lengte** 4,5 m
- Aflopend.** Om de slang en kabel te combineren
- Stof** Kunststof maas
- MOQ** 1
- Art.nr.** 89419
- 3M-ID** 7100277474



3M Xtract™ Pneumatische excentrische schuurmachine – accessoires voor zelfgenererende afzuiging

3M Xtract™ Stofzakken



Beschrijving Voor directe bevestiging aan de 3M Xtract™ Excentrische schuurmachine met zelfgenererende stofafzuiging met gebruik van de 20453 adapter en A0778 slangafdichting.

- Grootte** Large
- Capaciteit** Houdt tot 227 g
- MOQ** 50
- Art.nr.** 89137
- 3M-ID** 7100263231



Beschrijving Voor gebruik met rugzak 28364 die de filterzak vasthoudt en beschermt.

- Grootte** Extra groot
- Capaciteit** Kan tot 1,36 kg dragen
- MOQ** 20
- Art.nr.** 89139
- 3M-ID** 7100263030

3M™ stofzakadapters en -accessoires



28365



28383



20453



A0778

Type	Einde 1	Einde 2	Gebruik met PN	MOQ	Art.nr.	3M-ID
Adapter	1" EXT Schroefdraad	1" INT diameter	N.v.t.	1	20453	7000000361
1" eindkap	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1	28383	7000042706
1" slangafdichting	N.v.t.	N.v.t.	20453	1	A0778	7000118731
Rugzak	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	1	28365	7000028217

3M Xtract™ Mobiel stofafzuigsysteem



Maak een einde aan het stof. Volledige systeemoplossing.

Modulair systeem dat speciaal is geoptimaliseerd voor
3M Precision Shaped Grain-technologie.





3M Xtract™ Mobiele stofafzuiger










- Gewicht** 19,6 kg
- Lengte** 53 cm
- Breedte** 40 cm
- Hoogte** 56 cm



Spanning	Plugtype	MOQ	Art.nr.	3M-ID
240V	Type E - EU	1	64159	7100259732
110V	EN60309	1	64193	7100260424

3M Xtract™ Mobiele stofzuiger – accessoires

Filters en stofzakken					
	Productnaam	Beschrijving	MOQ	Art.nr.	3M-ID
	3M™ Filter klasse M	Filtrefficiëntie: 99.9%	1 paar	95151	7100276588
	3M™ Filter klasse H	Filtrefficiëntie: 99.9%	1 paar	95259	7100276406
	3M™ Fleecezak	Capaciteit: 1-2 kg	5	95953	7100276407
	3M™ Polyzak	Capaciteit: 10-12 kg	5	95981	7100276408

Slangen en adapters					
	Productnaam	Beschrijving	MOQ	Art.nr.	3M-ID
	Antistatische slang	Antistatische slang met koppelingen naar PDE en taps toelopende adapter 97071. In 27mm / 4m.	1	95291	7100276596
	Y-slangadapter	Kunststof dubbele Y-koppeling met bajonet voor het aansluiten van 2 afzuigslangen, ongeacht de slangdiameter, om onafhankelijk hetzelfde werk te doen.	1	97071	7100276614
	Taps toelopende adapter	Rubberen taps toelopende adapter met koppeling voor meerdere diameters voor aansluiting op verschillende elektrische gereedschappen. Elektrisch geleidend.	1	95654	7100276384

Reinigingsaccessoires					
	Productnaam	Beschrijving	MOQ	Art.nr.	3M-ID
	Borstelmondstuk	Kunststof vloermondstuk met borstels en rollen. Voor 35 mm systeem.	1	96457	7100276396
	Dun mondstuk	Telescopische roestvaststalen buis, uitschuifbaar van 57-95 cm en kliksluiting. Voor 35 mm systeem.	1	96418	7100276395
	Vloermondstuk	Mondstuk van kunststof voor kleine oppervlakken. Voor 35 mm systeem.	1	96043	7100276597
	Telescopische buis	Afzuigreinigingsborstel van kunststof met borstelharen. Voor 35 mm systeem.	1	96359	7100276397

Bevestigingen					
	Productnaam	Beschrijving	MOQ	Art.nr.	3M-ID
	Opslagdoos adapterplaat	Voor stabiele bevestiging van opslagdozen bovenop de unit.	1	96772	7100276613
	Duwhendel	Voor comfortabel sturen van de PDE. Ondersteunt het slangbeheer.	1	96804	7100276612

Profiteer van de prestaties en de productiviteit die uw werkplaats tot een succes maken. www.3m.nl/xtract

3M Xtract™ Garantie- en onderhoudsprogramma voor gereedschap



Onze inzet voor u:
Minimale uitvaltijd van het gereedschap & 100% servicetevredenheid

Garantie

Gereedschapsgarantie van EEN jaar, ontwikkeld voor uw gemoedsrust.

De nieuwe 3M Xtract™ gereedschappen zijn gemaakt om lang mee te gaan en dag in dag uit te presteren. In het zeldzame geval van defect 3M Xtract™ gereedschap tijdens het eerste jaar na aankoop, zorgt ons gereedschapsgarantieprogramma voor minimale uitvaltijd, zodat u zo snel mogelijk weer kunt gaan schuren.

Neem gewoon contact op met de wederverkoper van wie u het gereedschap hebt gekocht, stuur hem het defecte artikel, een geldig aankoopbewijs en de beschrijving van het defect om de garantieclaim te valideren.

Na validatie zal de wederverkoper het defecte artikel vervangen door gloednieuw gereedschap – **mogelijk dezelfde dag afhankelijk van de beschikbaarheid van het gereedschap dat u nodig hebt.**

Als u een probleem hebt...



Neem contact op met uw wederverkoper/dealer



Geldige garantie aanwezig



Wederverkoper biedt u vervangend gereedschap

Onderhoud

Onderhoudsprogramma van uw 3M-gereedschap om uw gemoedsrust te verlengen.

Zoals voor elk mechanisch apparaat kan een grondige onderhoudsbeurt het gereedschap weer in topvorm brengen – schuren zoals op de eerste dag.

U hebt de keuze om direct met ons ASC-netwerk te werken of als alternatief te werken via een 3M Xtract™ wederverkoper die namens u de logistiek en facturering van en naar het ASC kan afhandelen.

Onderhoud voor 3M Xtract™ gereedschappen wordt mogelijk gemaakt door gebruik te maken van het netwerk van Authorized Service Centers (ASC), aanwezig in de meeste Europese landen en het Midden-Oosten.

Ons ASC-netwerk streeft naar een minimale uitvaltijd voor hun 3M Xtract™ klanten.



Garantie: 3M garandeert dat dit gereedschap vrij is van defecten in fabricage en materialen bij normaal gebruik gedurende één (1) jaar vanaf de datum van aankoop.

Een garantieclaim indienen: Om een geldige garantieaanvraag in te dienen, neemt u contact op met uw dealer. Gelieve er nota van te nemen dat alle garantieaanvragen door de fabrikant moeten worden gecontroleerd. Bewaar uw bewijs van aankoop. Deze moet met de garantieaanvraag worden meegestuurd.

Productreparatie nadat de garantie is verlopen: De reparatie van 3M schuurmachines, is mogelijk via 3M, of een door 3M erkende reparateur. Neem contact op met uw plaatselijke 3M vestiging.

Service: Laat de schuurmachine onderhouden door een gekwalificeerde monteur. Wij adviseren het gebruik van originele 3M reserveonderdelen, of door 3M goedgekeurde reserveonderdelen. Deze helpt de veiligheid van de schuurmachines te handhaven.

Lees voor gebruik alle instructies in de handleiding. Alle gebruikers moeten volledig zijn opgeleid in het gereedschapsgebruik en op de hoogte zijn van deze veiligheidsregels.

3M

Abrasive Systems Division

3M Belgium BVBV / SPRL

Hermeslaan 7

1831 Diegem

België

www.3m.be/metaalbewerking

3M Nederland BV

Molengraaffsingel 29

2629 JD Delft

Nederland

www.3m.nl/metaalbewerking

3M, Cubitron en Scotch-Brite zijn handelsmerken van 3M Company. Alle rechten voorbehouden