開催記念キャンペーン用 FAXご注文用紙

ご注文の際は、コピーしてお使いください。

貴医院名	※必ずご記入ください。	TEL	※必ずご記入ください。
ご注文者名	※必ずご記入ください。	FAX	
メールアドレス	※必ずご記入ください。		

	製品番号							数量			ſĭ	講考				
記入例	0	0	6	_	3	0	1				1	クリ セ	ーーー・ リアティ ラミック	™ アド/	ベンス アット	
	※製品番	子号は、.	ハイフン	も含めて	ご記入く	ださい。										
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文の処理および弊社の<u>個人情報取り扱い方針</u>および<u>プライバシーポリシー</u>に記載される利用目的の範囲内においてのみ使用いたします ※お取引条件は<u>こちら</u>からご確認ください

西 FAX.0120-406-084

【お客様通信欄】	ご意見ご要望をお聞かせください。

- ※製品内容、価格等は、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「添付文書」をお読みください。
- 本カタログの3M、Unitek、Clarity、APC、MBT、ユニテック、クリアティ、ビクトリーシリーズ、トランスポンド、アーラスチックは、3M社または、その関連会社の商標です。 ixionは、DB Orthodontics Ltd の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社 3M™ ユニテック™ 矯正歯科用製品 製品のお問い合わせはナビダイヤルで

2,0120-296-303 ※受付時間/9:00~17:30月~金(土日祝を除く)



今回特別に

APC™ Flash-Free 接着材つき セラミックブラケット

30% OFF

DB Orthodontics Limited社製

ixion™プライヤーの数量おまとめご注文で

35%~40% OFF

矯正歯科の

"経営効率性"に貢献します

APC™ Flash-Free 接着材つき アプライアンス システム



短い時間でボンディング

圧着後の余剰接着材を取り除く必要がありません

プレースメント後の余剰接着材の除去が不要です。ボンディングの時間短縮 やブラケットの脱落の減少が期待できます。





**According to... early users, APC Flash-Free Adhesive has shown a 40% reduction in bonding time...", \$10659, 03/2013



低いブラケット脱落率

脱落のリスクが低くなります。液状の接着材が圧接時の歯面とベース 間のギャップを減らし、低い脱落率を可能にしました。

2分で 特徴がわかる

脱落数(37個) .9% 接着ブラケット数

ブラケット脱落率調査結果(矯正歯科医42名による評価)

3M Unitek Customer Evaluation Reports, 42 Doctors, N. America/Australia/Europe, 1997 brackets bonded, 2012-13

動画はこちら

http://go.3M.com/Ortho_APC-FF.jp

(1997個)



30% ~ 40%OFF

APC™ Flash-Free接着材つき セラミックブラケット

30%OFF 詳しくはP4をご覧ください

クリアティ™ ウルトラ セルフ ライゲーティング ブラケット

より良い歯牙のコントロール



ロープロファイル設計



ロールをサポート。クリック音 が鳴るため、"ドアが閉じたこと" を確認しやすい設計です。

3M独自の Tie ウィング 結紮をすることが

ドーム型デザイン

丸みを帯びたデザインは、口腔内の刺激の軽減が期待できます。



DB Orthodontics Limited社製

ixion™ プライヤーの 数量おまとめご注文

35% ~ 40% OFF

詳しくはP5をご覧ください

まとめて5本ご購入の場合 :35% OFF まとめて10本ご購入の場合:40% OFF



35~40%

OFF

OFF

クリアティ™ ウルトラ セルフ ライゲーティング ブラケット

25~30% OFF

認証番号:219AKBZX00120000 販売名:クリアティ セラミック ブラケット

"機能性"と"審美性"の融合。

効果的かつ効率的な治療を可能にする 新たなパッシブセルフライゲーティングブラケットです。

- 必要時には、結紮をしてアクティブに
- ローテーションコントロールが容易
- リファレンスマーカーによるアシスト
- APC™ Flash-Free 接着材つき アプライアンス システムのテクノロジーを採用
- ディボンディングも簡便
- 審美性が高い
- 着色しにくい
- 快適な装着感



I APC™ Flash-Free 接着材つき

製品番号	内容量	希望 医院価格	セール価格	
		円	円	
4003-XXX	1箱(5個入り)	16,900	11,830	

接着材なし

製品番号	内容量	希望 医院価格	セール価格
		円	円
003-XXX	1パック(5個入り)	16,000	12,000

25% OFF

30% OFF

クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット

認証番号:219AKBZX00120000 販売名:クリアティ セラミック ブラケット

MBT™ システム .018 | Roth※仕様 .018 | ハイトルク仕様 .018 |

25~30%

OFF

C L A R I T Y" | ADVANCED

advanced ceramic brackets

- スロットライナーのない審美ブラケット
- ストレス コンセントレーターによるディボンディング
- 咬合干渉を軽減するロープロファイル タイプ



セラミック ブラケット







I APC™ Flash-Free 接着材つき

製品番号	内容量	希望 医院価格	セール価格
		円	円
4006-XXX	1箱(5個入り)	13,400	9,380

30% OFF

25% OFF

接着材なし

製品番号	内容量	希望 医院価格	セール価格
		円	円
006-XXX	1パック(5個入り)	12,500	9,375

※この仕様は、3M社が決定しているもので、ドクターの承認を得ているものではありません。

ビクトリー シリーズ™ スーペリア フィット チューブ

25~30% OFF 認証番号:219AKBZX00174000 販売名:ビクトリー シリーズ チューブ

MBT™ システム .018 Roth*仕様 .018

- フィット性の高いバッカルチューブ
- 持ちやすい"グリッピングノッチ"
- 見やすい"近遠心ビジュアルライン"
- 圧着しやすい"ベース面と平行なフラットトップ"
- ベースラインに解剖学的な臼歯の 形状を取り入れました。
- ファネル状の近心開口部
- ロープロファイル&フック形状

I APC™ Flash-Free 接着材つき

製品番号	内容量	セール価格
		円
4069-XXX	1箱(4個入り)	30% OFF

接着材なし

製品番号	内容量	セール価格		
		円		
069-XXX	1パック(5個入り)	25% OFF		

※この仕様は、3M社が決定しているもので、ドクターの承認を得ているものではありません。

DB Orthodontics Limited社製 ixion™ プライヤー

届出番号:1381X10109000169 販売名:ixion プライヤー / 届出番号:1381X10109000171 販売名:ixion ブラケットハイトゲージ 届出番号:1381X10109000170 販売名:ixion バンドブッシャー / 外国製造業者:DB Orthodontics Ltd 製造販売業者:スリーエム ジャパン イノベーション株式会社




- タングステン カーバイト採用(一部製品)
- リンガル専用シリーズをご用意

■ まとめて5本注文の場合


製品番号	セール価格
940-XXX	35% OFF

■ まとめて10本注文の場合

製品番号	セール価格
940-XXX	40% OFF



OFF 届出番号:13B1X10109000181 販売名:コンバーチブル キャップ リムービング プライヤー





製品番号	内容	内容量	希望 医院価格	セール価格
			円	円
805-035	プライヤー本体アーレン レンチ スペアチップ	各1本	33,000	19,800

アーラスティック™ モジュール イージー・ツー・タイ リガチャー

認証番号:220AKBZX00039000 販売名:アーラスチック モジュール


45°に屈曲したデザインにより 結紮が容易に行えます。



25%

製品番号	内容	内容量	希望 医院価格	セール価格
			円	円
406-870	クリアー		8,500	
406-871	グレー	100スチック(1000個入り) /パック	8,500	6,375
406-986	オブスキュア	, , , , ,	8,500	

アーラスティック™ モジュール



認証番号:220AKBZX00039000 販売名:アーラスチック モジュール



製品番号	製品番号 内容		内容量	希望 医院価格	セール価格
				円	円
406-081	S1 前歯用(3.6mm)	クリアー	100個入り	2,200	1,650
406-082	S2 臼歯用(4.4mm)	クリアー	100個入り	2,200	1,650
406-085	S3 臼歯用(5.3mm)	クリアー	100個入り	2,200	1,650
406-084	S2 臼歯用(4.4mm)	ブルー	100個入り	2,200	1,650
406-086	SX レントゲン 不透過性(4.8mm)	ブルー	100個入り	2,500	1,875
406-087	SX レントゲン 不透過性(4.8mm)	ブルー	1,000個入り	22,500	16,875

エラスチック

認証番号: 220AKBZX00025000 販売名: エラスチック

色分けされた文字と図形により 容易に識別ができます。



製品番号	内容量	サイズ	希望 医院価格	セール価格
			円	円
404-XXX	1パック	1/8inch~3/8inch	7,410	5,558
	(100個×30袋入り)	5/8inch~	15,300	11,475

OFF

トランスボンド™ プラス セルフエッチング プライマー

25%

25%

完全乾燥が不要でエッチングと プライミングがワンステップで完了



APC™ Flash-Free 接着材つき アプライアンス システムとの併用 で セ

	ットのボンディングプロ こシンプルに!		
製品番号	内容量	希望 医院価格	セール価格
		円	円

製品番号	内容量	希望 医院価格	セール価格
		円	円
712-090	1箱(100本入り)	19,800	14,850
712-091	1箱(20本入り)	5,800	4,350

トランスボンド™ プラス バンド用 光重合接着材

認証番号:220AKBZX00082000 販売名:トランスボンド プラス バンド用光重合接着材

練和不要のバンド用光重合接着材



製品番号	内容	希望 医院価格	セール価格
		円	円
712-080	シリンジ 5本 ディスポーザブル チップ 50個/キット	29,500	22,125

トランスボンド™ プラス カラーチェンジ 光重合接着材

開催記念キャンペーン

25%

重合すると色が変わる。 親水性光重合 ボンディング システム



製品番号	内容	内容 内容量	希望 医院価格	セール価格
			円	円
712-101	シリンジ タイプ	シリンジ 2本/パック	14,900	11,175
712-102	カプセル キット	カプセル 25個 ディスペンサーガン 1個/キット	27,300	20,475
712-103	シリンジ タイプ	シリンジ 4本/パック	26,800	20,100
712-104	カプセル タイプ	カプセル 25個/パック	23,700	17,775
712-105	シリンジ タイプ	シリンジ 1本/パック	7,700	5,775

トランスボンド™ シュープリーム LV光重合接着材

認証番号:220AKBZX00152000 販売名:トランスボンド シュープリーム LV 光重合接着材

インダイレクトボンディングに適した低粘度の光重合接着材



製品番号	内容	内容量	希望 医院価格	セール価格
			円	円
712-046	シリンジキット	2本入り ディスポーザブルチップ20個	8,300	6,225

ユニテック™ ワイヤーシリーズ

認証番号:219AKBZX00131000 販売名:ナイテノル ワイヤー

ユニテック™ ナイテノル ワイヤー



• 1977年に日本で初めて発売された ニッケルチタン ワイヤー

認証番号:219AKBZX00194000 販売名:ステンレススチール ワイヤー

ステンレススチール アーチワイヤー ステンレススチール ストレートワイヤー (ツイスト、マルチストランド ワイヤーを除く)



● 多彩なラインナップを持つ、展性と 弾性のバランスがとれたワイヤー

認証番号:220AKBZX00038000 販売名:ベータ III チタン アーチワイヤー

ユニテック™ ベータ Ⅲ チタン アーチワイヤー



- トルクコントロール、 ワイヤーベンディングに適した チタンモリブデン ワイヤー
- ▼ スライディングメカニクスに適した 滑沢な表面処理

ユニテック™ チューブ・バンドシリーズ

認証番号:219AKBZX00174000 販売名:ビクトリー シリーズ チューブ

ビクトリー シリーズ™ チューブ



ビクトリー シリーズ™ バンド





認証番号:220AKBZX00054000 販売名:プリウェルド バンド


ユニテック™ プリウェルド バンド



25~40%

プリフォームド リガチャー ワイヤー

認証番号:220AKBZX00023000 販売名:リガチャー ワイヤー



製品番号	製造番号	内容		内容量	希望 医院価格	セール価格
Jan III J	30.2.2.3	(inch)	(mm)	.,,,,,	円	円
390-080	Yellow	.008	(.20)		5,000	
390-090	Green	.009	(.23)			3,750
390-100	Blue	.010	(.25)	1,000本		
390-110	Pink	.011	(.28)	/パック		
390-120	Black	.012	(.30)			
390-140	Red	.014	(.36)			

リテーナーボックス



製品番号	内容	内容量	希望 医院価格	セー	·ル価格
			円		円
450-XXX				1箱ご注文の 場合	25% OFF
	各色 1	10 個入り	3,690	まとめて10箱 ご注文の場合	30% OFF
				まとめて20箱 ご注文の場合	40% OFF