

3M Science.
Applied to Life.™

กลุ่มผลิตภัณฑ์การบำรุงรักษาและซ่อมแซม พื้นผิวระดับอุตสาหกรรมของ 3M

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นคำตอบ
สำหรับทุกการทำงาน





ใช้งานพื้นและผนังให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลุ่มผลิตภัณฑ์ครบวงจรที่ช่วยคุณแก้ปัญหา

ผนังและพื้นไม่ได้เป็นแค่ผนังและพื้น แต่เป็นรากฐานของอาคารของคุณ การดูแลรักษาพื้นและผนังให้มีสภาพดี เป็นระเบียบ สะอาด และเข้าถึงง่าย ช่วยให้การดำเนินงานของคุณมีประสิทธิภาพและส่งเสริมความปลอดภัยในสถานที่

นั่นเป็นเหตุผลที่คุณไว้วางใจในคุณภาพและความน่าเชื่อถือของกลุ่มผลิตภัณฑ์การบำรุงรักษาและซ่อมแซมระดับอุตสาหกรรมของ 3M ซึ่งจะช่วยให้คุณทำงานเสร็จได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ตั้งแต่ครั้งแรก

ด้วยความรู้ความชำนาญและทุกอย่างที่ 3M มอบให้ คุณจะได้สิ่งที่ดีที่สุด การรับมือความท้าทายเหล่านี้ เมื่อทำงานร่วมกัน เราสามารถช่วยให้คุณดำเนินงานได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย มอบกลุ่มผลิตภัณฑ์เฉพาะให้แต่ละงานของคุณ



การซ่อมแซม บำรุงรักษา และปกป้องพื้นผิว

ดูแลรักษาให้พื้นและผนังของคุณอยู่ในสภาพดีและดูดีที่สุดด้วยอุปกรณ์สำหรับการซ่อมแซม บำรุงรักษา ปกป้อง จัดระเบียบ และความปลอดภัย

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยและปกป้องพื้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์การซ่อมแซม บำรุงรักษา และแขวนผนัง

สุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน





กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นคำตอบสำหรับทุกงาน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้รวดเร็ว ง่ายตาย และไม่เปลืองแรงทำให้งานของคุณง่ายขึ้น

จัดการงานให้เสร็จแล้วย้ายไปทำงานอย่างอื่นต่อ

นี่คือรายการผลิตภัณฑ์บางส่วน

สำหรับรายการทั้งหมด โปรดสอบถามตัวแทน 3M ของคุณ

กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการปกป้องพื้น



ปกป้องพื้นผิวและทำความสะอาดง่าย

วัสดุรองมีกาวด้านหลังที่บางและเบาช่วยป้องกันจาระบี คราบสกปรก สารละลาย และของเหลวอื่น ๆ ไม่ให้ซึมลงไป ทำลายพื้นผิวข้างใต้ แคมยังดักจับฝุ่นผงอีกด้วย

กาวด้านหลังยึดวัสดุไว้อย่างแน่นหนาและช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย และรวดเร็ว

ติดกับพื้นผิวเรียบหรือขรุขระ

การใช้งาน: พื้น บนโต๊ะ แผ่นปู พรหม ขาตั้งชิ้นส่วน ท่ออ่อน ลูกกลิ้งเครื่องจักร และอีกมากมาย



3M™ Self-Stick Liquid Protection Fabric ฝ้าป้องกันของเหลวแบบมีกาวในตัว




ลดฝุ่นผง เศษดิน และสิ่งสกปรกจากภายนอก

แผ่นปูเหนียวหลายชั้นดักจับฝุ่นผงกับที่สัมผัสก่อนที่ฝุ่นผงจะถูกลากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

ยืดอายุการใช้งานและสภาพของพื้นและพรหม และลดการบำรุงรักษาและการทำความสะอาดสถานที่

แผ่นปูพื้นแบบบางลดอันตรายจากการสะดุดหล่น

ติดเข้ากับพื้นผิวเรียบและสะอาดได้อย่างแน่นหนา



3M™ Clean-Walk Mat แผ่นปูพื้นเพื่อทำความสะอาด ซีรีส์ 5730



ดักจับฝุ่นผงและความชื้นไม่ให้เข้าไป

พื้นสะอาดมากขึ้น ดูแลร้งง่ายขึ้น และลดโอกาสที่พื้นจะชำรุดจากฝุ่นผงที่ถูกลากเข้ามา

ดักจับและซ่อนฝุ่นผงและความชื้นเพื่อให้พื้นผิวสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ

โฟมรองด้านหลังลดการขยับเขยื้อนและทำให้เหยียบแล้วรู้สึกสบาย

มีให้เลือกสำหรับใช้ในพื้นที่ที่มีการสัญจรปานกลาง มาก และมากพิเศษ



3M™ Nomad™ Matting System ระบบปูพื้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการบำรุงรักษาพื้น



การทำความสะอาดและขัดเงา

แผ่นขัดพื้นสองหน้าช่วยทำความสะอาดและขัดเงาในขั้นตอนเดียว

- ขจัดคราบสีดำออกได้เร็วกว่าแผ่นทำความสะอาดแบบเดิมถึง 3 เท่า
- ประหยัดต้นทุนและแรงงานได้โดยลดขั้นตอนขัดเงาหรือไม่ต้องมีขั้นตอนนี้เลย
- ใช้ได้ผลดีกับพื้นแข็งทั้งแบบเคลือบและไม่เคลือบโดยใช้ร่วมกับน้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดชนิดเป็นกลางเท่านั้น



Scotch-Brite™
Clean & Shine Pad
แผ่นขัดพื้น



การขัดพื้นผิวด้านบนและการทำความสะอาดสำหรับงานหนัก


ทำความสะอาดและขัดพื้นไม้ กระเบื้องโพลีเอสเตอร์ แผ่นโพลีเอสเตอร์ เทอร์ราโซ และคอนกรีต ได้อย่างทั่วถึงและหมดจด

- ขจัดสารเคลือบบนพื้นผิวโดยใช้เพียงน้ำยาทำความสะอาดชนิดเป็นกลางหรือน้ำเท่านั้น
- ลดความจำเป็นในการใช้น้ำยาออกเว็กซ์
- ใช้กับงานที่ต้องออกแรงขัดและการทำความสะอาดอย่างทั่วถึงและหมดจดสำหรับคอนกรีตเปลือย



Scotch-Brite™
Surface Preparation
Pads แผ่นขัดเตรียม
พื้นผิว

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยบนพื้น



การทำเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและตีเส้นพื้น

สำหรับพื้นที่ที่มีการสัญจรมากและต้องการความคงทน

ทนต่อการขีดข่วนสูงและทนจากการยกและการลากพาเลตของรถโฟร์คลิฟต์

สีสันทนยังคงสดใสแม้ผ่านการขีดข่วนอย่างหนักหน่วง

- แคะออกได้ง่าย ไม่ทิ้งคราบขาว แม้ว่าหลังจากใช้งานมายาวนาน
- สำหรับการตีเส้นตรง



3M™ Ultra Durable Floor Marking Tape
ตีเส้น รุนทนทาน พิเศษ เบอร์ 971




การทำเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและตีเส้นพื้น

สำหรับพื้นที่ที่มีการสัญจรเป็นประจำทุกวัน

ตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับทุกงาน ยกเว้นพื้นที่ที่มีการสัญจรสูงและการทำเครื่องหมายความปลอดภัย

- ทนทาน แปะติดได้ทันทีและแคะออกได้ไม่ทิ้งคราบขาว แม้ใช้งานมายาวนาน
- ยึดหยุ่นเข้ากับพื้นผิวขรุขระหรือไม่สม่ำเสมอ
- สำหรับเส้นตรงหรือเส้นโค้ง



3M™ Vinyl Tape เทปไวนิล รุ่น 471 และ 3M™ Safety Stripe Tapes แถบความปลอดภัย รุ่น 5702



การทำเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและตีเส้นพื้น

สำหรับพื้นที่ที่มีการสัญจรน้อย

ทนต่อการสีกรรอก สภาพอากาศ และการขีดข่วนแบบเบา ในขณะที่ยึดเกาะได้ดีในทันที

- สีสันทนยังคงสดใสแม้ถูกขีดข่วนหรือโดนสารละลาย
- ยึดหยุ่นเข้ากับพื้นผิวขรุขระหรือไม่สม่ำเสมอ
- สำหรับเส้นตรงหรือเส้นโค้ง



3M™ Vinyl Tape ไวนิล รุ่น T76

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยบนพื้น (ต่อ)



ช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการลื่นล้มและสะดุด

วัสดุกันลื่นที่เคลือบด้วยแร่มีพื้นผิวที่ทนทานสูง เพื่อรองรับการขยับอุปกรณ์ไปมา

- ติดง่าย ติโซนิ์เรียบ
- การใช้งาน: พื้นผิวเรียบ ขึ้นบันได ทางเข้า ทางลาด บันไดปูน อุปกรณ์สนามหญ้า เครื่องจักร และยานพาหนะ
- การรับรองแรงลากสูงจาก NFSI
- ซีรีส์ 600: อเนกประสงค์
- ซีรีส์ 500: ยึดหยุ่นเข้ากับมุม ส่วนโค้ง และพื้นผิวไม่สม่ำเสมอ
- ซีรีส์ 700: ป้องกันการอุดตันในการใช้งานที่สกปรกและมัน



3M™ Safety-Walk™ Slip-Resistant Tapes and Treads และดอกยางกันลื่น



จำกัดพื้นที่การหยดและกระเด็น

ตัวดูดซับประสิทธิภาพสูงบุผ้าฝ้ายไว้หนึ่งหรือสองด้าน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและช่วยขจัดขุยผ้า

- ใช้ดูดซับของเหลวชนิดไม่กัดกร่อนส่วนใหญ่
- มีประสิทธิภาพการดูดซับสูง เป็นแผ่นเรียบ ไม่มีลักษณะเป็นก้อน จึงไม่ทำลายอุปกรณ์ของโรงงาน
- เหมาะสำหรับเช็ดทำความสะอาดของเหลวที่หกหรือวางรอบเครื่องจักรหรือในถาดรอง
- มีให้เลือกหลายขนาดและรูปแบบ



3M™ Maintenance Sorbent Products ผลิตภัณฑ์ดูดซับสำหรับการบำรุงรักษา



เพิ่มความสบายและลดความอ่อนล้าของพนักงาน

เป็นพื้นผิวที่สบายสำหรับเดินหรือยืน

- โวนิลลดแรงสปริงกดลงเป็นเอกภาพและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ความสบายมากขึ้นและอ่อนล้าน้อยลง
- พื้นผิวเป็นลวดลายกันลื่น — การรับรองแรงลากสูงจาก NFSI
- เหมาะสำหรับพื้นที่แ่งที่มีการเดินไปมาสูง
- มีตัวเลือกสำหรับพื้นที่เปียก (รุ่น 5100)



3M™ Safety-Walk™ Cushion Matting แผ่นรองกันกระแทก รุ่น 5270/5270E

กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาผนัง



ซ่อมแซมรอยแตกร้าวในคอนกรีตแนวตั้ง ผนังอิฐ และผนังหิน

เซตตัวในเวลาสั้นๆ เพียงแค่ 5 นาที

แห้งสนิทใน 1 ชั่วโมง

- ความหนืดต่ำเพื่อให้เคลือบได้ง่าย
- นอนนิวโตนีเยน: ไม่ไหลเหมาะสำหรับงานแนวตั้ง
- เคลือบง่ายจากระบบตลับ Duo-Pak



**3M™ Scotch-Weld™
Concrete Repair**
ซ่อมคอนกรีต รุน
DP600NS



ซ่อมแซมรูในผนังและเพดาน

สำหรับรูและรอยแตกร้าวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 5 นิ้ว

- ซ่อมแซมเร็วกว่า 5 เท่าเมื่อเทียบกับโพลียูรีเทนแบบดั้งเดิม
- สำหรับผนังเบา ปูนพลาสเตอร์ คอนกรีต และไม้
- มีเส้นใยเสริมความแข็งแรง
- ไม่หด แตก ร้าว หรือหดย้อย



**3M™ High
Strength Large
Hole Repair**
แรงสูงสำหรับอุดรู
ขนาดใหญ่



ซ่อมแซมรูในผนังและเพดาน

สำหรับรอยบิ่นและรอยแตกร้าวที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางสูงสุด 3 นิ้ว

- ซ่อมแซมเร็วกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับโพลียูรีเทนแบบดั้งเดิม
- ไม่ทำให้สีไม่สม่ำเสมอหลังจากทาสีกับ
- ยึดตะปูและสกรูไว้แน่นหนาหลังจากซ่อมแซม



**3M™ High
Strength Small
Hole Repair** สี
แข็งแรงสูงสำหรับ
อุดรูขนาดเล็ก



ประสานและยึดรวดเร็ว

สเปรย์กาวอเนกประสงค์สูง แข็งเร็ว ที่ประสานเข้ากับวัสดุหลายชนิดอย่างแข็งแรง

- ความแข็งแรงระดับอุตสาหกรรม ยึดติดแน่นเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความคงทน
- ประสานลามิเนต ไม้ คอนกรีต โลหะ พลาสติก และอีกมากมาย
- ทนต่ออุณหภูมิและความชื้นสูง



**3M™ Hi-Strength
90 Spray Adhesive**
กาวสเปรย์ความแข็ง
90 แรงสูง

กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาผนัง (ต่อ)




✓ สำหรับเตรียมก่อนลงสี (คอนกรีตหรืออิฐ)

ความแข็งแรงระดับอุตสาหกรรมมีกาวติดได้ทันที มอพลังการยึดติดที่คุณไว้วางใจได้

- เข้ารูปและปิดผนึกรอบ ๆ มุมและพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ ช่วยสร้างแนวการทาสีที่แม่นยำ
- ลอกออกไม่ทิ้งคราบกาวจากวัสดุส่วนใหญ่ แม้ติดไว้นานสูงสุด 3 วันสำหรับในอาคารและ 24 ชั่วโมงสำหรับนอกอาคาร
- ฉีกได้ด้วยมือ
- การใช้งานอื่น ๆ: มัด



3M™ General Purpose Masking Tape เทปกระดาษกาวอเนกประสงค์ รุ่น 203



✓ สำหรับเตรียมก่อนลงสี (ผนังเบา ผนังเรียบ)

เทปที่ช่างสี DIY และมืออาชีพขึ้นชอมมากกว่า 30 ปี

- ออกแบบมาสำหรับใช้บนผนัง ขอบ บัวเชิงผนัง กระจัง และแก้วแบบเรียบหรือมีลายเล็กน้อย
- ลอกออกไม่ทิ้งคราบกาวแม้ติดไว้ถึง 14 วัน ไม่มีความเสียหายหรือไม่มีคราบเหนียว
- ทนแสงยูวีและแสงแดด
- มีให้เลือกหลายขนาดและความยาว



ScotchBlue™ Original Painter's Tape เทปช่างสีแบบดั้งเดิม



✓ ทำเครื่องหมายเพื่อการมองเห็นและความปลอดภัย

เทปที่เหมาะสมสำหรับการทำเครื่องหมายความปลอดภัยและติดรหัสสีบนผนังและท่อ

- มีให้เลือกในหลากหลายสี
- เข้ารูปกับพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ
- กาวยางติดได้ทันที
- มีเทปทำเครื่องหมายอันตรายแบบลายทางให้เลือก



3M™ Vinyl Tape เทปไวนิล รุ่น T76



✓ ทำความสะอาดผนังและพื้นผิวแนวตั้ง


ฟองน้ำทำความสะอาดสำหรับงานปานกลางสองหน้า เพื่อการทำความสะอาดในทุกวัน

- ด้านหนึ่งมีแผ่นขัดสำหรับงานปานกลาง (เบอร์ 96) สำหรับการขัดและทำความสะอาด
- ฟองน้ำเซลลูโลสสำหรับเช็ดของเหลวหกและสิ่งสกปรกอื่น ๆ



Scotch-Brite™ General Purpose Scouring Sponges ฟองน้ำขัดอเนกประสงค์ รุ่น 74

กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับแขวนและจัดระเบียบ



อุปกรณ์ยึดและแขวนแบบทนทานสูง

เทปประสานถาวรที่เร็วและใช้งานง่ายที่ให้ความแข็งแรงสูงและความทนทานยาวนาน

- ยึดติดแบบแทบมองไม่เห็น ทำให้พื้นผิวราบเรียบ
- ใช้แทนที่อุปกรณ์ยึดเชิงกล (หมุด ลวด สกรู) หรือกาวน้ำได้
- ประสานได้กับวัสดุหลากหลายชนิด รวมถึงสีพ่นแบบฝุ่นและพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ
- 0.045 นิ้ว (1.1 มม.) มีให้เลือกในสีดำหรือสีขาว



3M™ VHB™ Tape
สี รุ่น 5952



จัดระเบียบโดยไม่ต้องเจาะ

ไม่ต้องเจาะรู ทำรอย หรือทิ้งคราบเหนียวไว้บนผนัง ประตู ตู้ หรือตู้เสื้อผ้า

- กาวยึดบนพื้นผิวหลายชนิดได้อย่างมั่นคง รวมทั้งสี ไม้ กระเบื้อง และอีกมากมาย
- ใช้งานง่ายและลอกออกไม่ทิ้งคราบกาว
- มีหลายตัวเลือก:
 - Designer Hooks ตะขอดีไซน์ Utility Hooks ตะขอเนกประสงค์ หรือ Wire Hooks ตะขอแกนเหล็ก (รองรับสูงสุด 5 ปอนด์)
 - Picture Hanging Strips แถบแขวนกรอบรูป (รองรับสูงสุด 16 ปอนด์)
 - Broom Gripper ที่แขวนไม้กวาด (รองรับสูงสุด 4 ปอนด์)
 - Cord Bundlers ที่แขวนสายไฟ (รองรับสูงสุด 2 ปอนด์)



ผลิตภัณฑ์
Command™
Products



ยึดติดได้อย่างมั่นคง แม้จะใช้ติดและแกะออกหลายครั้ง

ทางเลือกที่สะดวกสบายแทนที่วิธีการยึดติดแบบเดิม ๆ

- หัวล็อกประสานแบบหัวเห็ด (ความหนาแน่น 250 ต่อตารางนิ้ว) สามารถเปิดและปิดได้ หลายครั้ง
- ประสานเข้ากับวัสดุรองหลายชนิด รวมถึงโลหะ แก้ว พลาสติก เช่น อะคริลิก โพลีคาร์บอเนต และ ABS
- มีเสียงคลิกเพื่อยืนยันการยึดติด



3M™ Dual Lock™
Reclosable
Fasteners แถบยึด
ติดแบบติดซ้ำได้ รุ่น
SJ3550CF

สุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน



อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ

- หน้ากากมีค่าต้านทานการหายใจต่ำด้วยเทคโนโลยีประจุไฟฟ้าสถิตบนเส้นใยของ 3M
- มีประสิทธิภาพการกรองสูงแต่ยังคงหายใจได้อย่างสบาย
- 3M Cool Flow™ Valve ช่วยระบายความร้อนสะสมในหน้ากากได้ดี
- ใช้งานได้สะดวก สามารถพับได้ เก็บรักษาได้ง่าย
- บรรจุแยกของละออง ป้องกันหน้ากากสกปรกปนเปื้อนก่อนใช้งาน
- มีแผ่นรองใต้คาง (chin tab) ช่วยให้สวมใส่และปรับตำแหน่งให้กระชับได้ง่ายขึ้น
- แนวของหน้ากากโค้งเข้ากับรูปจมูกและโหนกแก้ม ปรับเข้ากับรูปจมูกได้ง่าย ช่วยให้มีส่วนในการสวมใส่แว่นตาที่รัดกุมได้แบบกระชับพอดี



หน้ากากกรองอนุภาค รุ่น 3M™ Aura™ (9322)



อุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

- ผลิตจากอีลาสโตเมอร์ โพลีเมอร์ ล้างและใช้ซ้ำได้
- สวมใส่ได้ทันทีไม่ต้องคลึงหรือป้อน (No Roll Down)
- สามารถสวมใส่ทั้งแบบใช้มือเดียวหรือสองมือก็ได้ ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของโพลีปลั๊กรุ่นนี้
- เหมาะสำหรับการทำงานที่ต้องสวมใส่ถุงมือ หรือมือสกปรก
- ค่าการลดเสียง Noise Reduction Rating (NRR) 30 dB (สวมใส่แบบสองมือ) และ 25dB (สวมใส่แบบมือเดียว)



ปลั๊กอุดหูลดเสียง รุ่น 3M™ E-A-R™ Flexible Fit 328-1000 (ไร้สาย) และ 328-1001 (มีสาย)



อุปกรณ์ปกป้องดวงตา

- ขาแว่นปรับได้ 5 ระดับ
- เทคโนโลยีลดแรงกดบริเวณขมับ สวมใส่กระชับ ใส่สบายตลอดทั้งวัน
- เลนส์โพลีคาร์บอเนต ป้องกันการกระแทกได้ดี
- ป้องกันรังสี UVA และ UVB 99.9%
- ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ANSI Z87.1-2015
- เคลือบ Scotchgard™ สารกันฝ้าที่ดีที่สุดของ 3M



กรอบแว่นสายตานิรภัย รุ่น 3M™ SecureFit™ 3700

สุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (ต่อ)



ชุดป้องกันฝุ่นและสารเคมี

- สำหรับป้องกันฝุ่นและการกระเซ็นของของเหลว ตามการทดสอบตามมาตรฐานยุโรป CE Type 5/6
- ผลิตจากวัสดุประเภทลามิเนตไมโครพอร์ส (Laminated microporous)
- ข้อมือ ข้อเท้า และเอวเป็นยางยึดเพื่อความกระชับ
- วัสดุปลดปล่อยเส้นใยต่ำมาก (Super low-linting)
- เคลือบสารป้องกันไฟฟ้าสถิต ตามมาตรฐาน EN1149



ชุดป้องกันฝุ่น
ละออง สารเคมี รุ่น
3M™ 4510



อุปกรณ์ปกป้องดวงตาจากการกระเซ็นของสารเคมี เช่น กรด/น้ำยาซักล้าง/สารเคมี ทำความสะอาดฆ่าเชื้อหรือสารทำละลาย

- ขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเพียง 48 กรัม
- เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า Scotchgard™
- ล้างทำความสะอาดได้มากถึง 25 ครั้ง โดยประสิทธิภาพการกันฝ้าไม่ลดลง
- เลนส์โพลีคาร์บอเนตแบบแข็ง ทนทานทั้งการป้องกันฝุ่นและสารเคมี
- มาตรฐาน ANSI Z87.1-2015, D3 (droplet and splash), D4 (dust) และ D5 (fine dust)



แว่นครอบตา
นิรภัย ป้องกัน
ฝุ่น ละออง สาร
เคมี รุ่น 3M™
GG501

กรุณาอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับผู้ใช้เสมอ





ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานให้สำเร็จ

เมื่อคุณมีผลิตภัณฑ์สำหรับการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ทำความสะอาด และความปลอดภัยที่ไว้ใจได้มากมายจาก 3M จะไม่มีงานใดใหญ่เกินไป และไม่มีกระบวนการใดซับซ้อนเกินไป ร่วมทำงานกับเราเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน จำแนกประเภทของปัญหา และแก้ไขปัญหานั้นให้เสร็จสิ้น

โอเคเดียวการแก้ปัญหาของคุณ

เทคโนโลยีทั้งหมดของเรา

ร่วมกันทำงานเพื่อแก้ปัญหา

กลุ่มผลิตภัณฑ์การบำรุงรักษาและซ่อมแซมระดับอุตสาหกรรมของ 3M สำหรับ:

 เครื่องจักรและอุปกรณ์

 พื้นผิว

 การทำความสะอาดและฆ่า

 ผลิตภัณฑ์

 ระบบปรับอากาศและ

 งานโลหะ

วางใจได้ใน 3M
สอบถามตัวแทน 3M ของคุณ

3M

บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด
88 อาคารเดอะ พาร์ค ชั้น: 14
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110
สำนักงาน: 66 2666 3666

โปรดรีไซเคิล
พิมพ์ในสหรัฐอเมริกา © 3M 2021
สงวนสิทธิ์ทุกประการ
3M, Command, Dual Lock, Nomad, Safety-Walk, Scotch-Brite, Scotch-Weld, ScotchBlue, สี BLUE ของเทปและ VHB เป็นเครื่องหมายการค้าของ 3M