

3M Science.
Applied to Life.™

**Các Giải pháp sửa chữa và bảo dưỡng công nghiệp của
3M dành cho bề mặt**

**Một giải pháp,
dành cho mọi công việc.**





Tận dụng tối đa sàn nhà và tường của bạn.

Đầy đủ các giải pháp giúp bạn giải quyết vấn đề.



Sửa chữa, bảo dưỡng và bảo vệ bề mặt

Sửa chữa, bảo dưỡng và bảo vệ bề mặt. Không chỉ là sàn nhà và tường. Chúng là nền móng của cơ sở của bạn. Bảo trì tốt, ngăn nắp, sạch và dễ sử dụng giúp cho các hoạt động của bạn được năng suất và cơ sở của bạn được an toàn. Đó là lý do tại sao bạn tin tưởng các Giải pháp sửa chữa và bảo dưỡng công nghiệp của 3M có chất lượng cao, đáng tin cậy, giúp bạn thực hiện công việc nhanh chóng — và chính xác — ngay từ lần đầu.

Với những bí quyết của bạn và tất cả những gì 3M cung cấp, bạn có những điều cần thiết để tự tin đương đầu với những thử thách này. Cùng nhau, chúng tôi có thể giúp bạn duy trì hoạt động trơn tru, hiệu quả, và an toàn — một công việc, một giải pháp tại một thời điểm.

Giữ cho sàn nhà và tường hoạt động và có vẻ ngoài tốt nhất bằng các đồ dùng sửa chữa, bảo trì, bảo vệ, tổ chức, và an toàn.

Các Giải pháp an toàn và bảo vệ sàn nhà

Các Giải pháp sửa chữa, bảo trì và treo trên tường

Sức khỏe và an toàn lao động





Một giải pháp, dành cho mọi công việc.

Các sản phẩm nhanh chóng, đơn giản và không tốn nhiều công sức giúp công việc của quý vị trở nên dễ dàng hơn.

Đánh dấu loại bỏ các nhiệm vụ khỏi danh sách của quý vị và chuyển sang việc tiếp theo.

Đây là một phần danh sách sản phẩm. Để có danh sách đầy đủ, vui lòng hỏi người đại diện 3M của quý vị.

Các Giải pháp Bảo vệ Sàn nhà



Bảo vệ sàn nhà và dễ dàng làm sạch

Vật liệu mỏng, nhẹ được phủ chất kết dính giúp ngăn dầu mỡ, bụi bẩn, dung môi và các chất lỏng khác thấm qua và làm hỏng các bề mặt bên dưới; cũng bẫy bụi bẩn.

- Lớp nền kết dính giữ an toàn cho vật liệu và giúp thi công nhanh chóng, dễ dàng
- Áp dụng cho các bề mặt phẳng hoặc không đồng đều
- Ứng dụng: sàn nhà, mặt bàn, thảm, giá đỡ, ống mềm, con lăn máy và hơn thế nữa



Vải bảo vệ chất lỏng tự dính 3M™



Giữ bụi bẩn và ẩm ướt ở cửa

Sàn nhà trông sạch sẽ hơn, dễ bảo trì hơn và ít có khả năng bị hư hại do bụi bẩn bám vào.

- Bẫy và che giấu bụi bẩn và ẩm ướt để bề mặt luôn gọn gàng và sạch sẽ
- Lớp nền bằng xốp giúp giảm sự rão và mang lại sự thoải mái hơn cho đôi chân
- Có sẵn trong các ứng dụng có lưu lượng người qua lại trung bình, nhiều và cực nhiều



Hệ thống lớp đệm Nomad™ 3M™

Các giải pháp bảo dưỡng sàn nhà



Làm sạch và đánh bóng

Miếng lau sàn hai mặt làm sạch và sáng bóng trong cùng một bước.

- Loại bỏ các vết đen nhanh hơn 3 lần so với miếng lau truyền thống
- Tiết kiệm chi phí và nhân công bằng cách giảm hoặc loại bỏ nhu cầu đánh bóng
- Hiệu quả trên hầu hết các sàn cứng có lớp phủ và không có lớp phủ chỉ với nước hoặc chất tẩy rửa trung tính



Miếng lau sàn Làm sạch và Sáng bóng Scotch-Brite™



Chà rửa hàng đầu và làm sạch cường độ cao


Làm sạch sâu và chà sàn gỗ, gạch vinyl, tấm vinyl, đá cẩm thạch, gạch terrazzo và bê tông.

- Loại bỏ lớp sơn phủ hoàn thiện của sàn chỉ với nước hoặc chất tẩy rửa trung tính
- Giảm nhu cầu sử dụng hóa chất tẩy sơn
- Chà mạnh và làm sạch sâu cho sàn bê tông trần



Miếng lau chuẩn bị bề mặt Scotch-Brite™

Các giải pháp an toàn sàn nhà



Đánh dấu an toàn và đánh dấu làn

Đối với những khu vực nhiều người qua lại và điều kiện khắc nghiệt. Cung cấp khả năng chống trầy xước tuyệt vời và chịu được luồng lưu thông của các xe nâng máy và pallet kéo.

- Màu sắc vẫn sống động ngay cả khi bị trầy xước nặng
- Loại bỏ dễ dàng, sạch sẽ, ngay cả sau khi sử dụng lâu dài
- Đối với đường thẳng



Băng keo dán sàn siêu bền 3M™ 971



Đánh dấu an toàn và đánh dấu làn


Thiết bị dán bằng kim loại, giúp dán băng keo dễ dàng và tiết kiệm thời gian.

- Lý tưởng cho các đường băng keo dài hoặc các ứng dụng lặp đi lặp lại như dải phân vùng



Thiết bị Dán Băng dính Theo Đường Thẳng 3M™ M-1

Các giải pháp an toàn sàn nhà (tiếp)



Giúp tránh chấn thương do trượt và vấp ngã

Vật liệu phủ khoáng, chống trơn trượt có bề mặt với độ bền cao để chịu được lưu lượng thiết bị.

- Dễ dàng sử dụng, thiết kế đơn giản
- Ứng dụng: bề mặt phẳng, bậc thang, lối vào, đường dốc, thang, thiết bị dọn cỏ, máy móc và xe cộ
- Đạt Chứng nhận Lực kéo Cao NFSI
- Sê-ri 600: cho mục đích chung
- Sê-ri 500: phù hợp với các góc, đường cong và bề mặt không đều
- Sê-ri 700: ngăn ngừa tắc nghẽn trong khi ứng dụng ở những nơi nhiều bụi bẩn và dầu



Băng và Rãnh Chống Trượt 3M™ Safety-Walk™



Sửa chữa các vết nứt, vết đứt gãy và vỡ

Sửa chữa nhanh chóng, thuận tiện các vết nứt, vết đứt gãy và vỡ trên bề mặt bê tông nằm ngang.

- Tự san bằng; trở nên bằng phẳng và không bong chỉ trong vòng 1 phút
- Làm rắn lại trong ít nhất 5 phút và có thể lái xe nâng sau 15 phút mà không bị hư hại



Sửa chữa bê tông 3M™ Scotch-Weld™ DP600



Ngăn các chỗ nhỏ giọt và tràn

Vật liệu hấp thụ công suất cao có một lớp lót ở một bên hoặc cả hai bên để tăng sức mạnh và giúp loại bỏ xơ vữa.

- Sử dụng trên hầu hết các chất lỏng
- Khả năng hấp thụ cao, cấu trúc đơn giản và không phải ở dạng hạt nên sẽ không làm hỏng thiết bị của nhà máy
- Hoàn hảo để lau sạch các vết đổ và đặt xung quanh máy móc hoặc trong khay đựng nước nhỏ giọt
- Có sẵn ở nhiều loại kích thước và hình thức



Sản phẩm hấp thụ dùng trong bảo dưỡng 3M™

Các giải pháp sửa chữa và bảo trì tường



Sửa chữa các vết nứt và vỡ trên bê tông thẳng đứng, khối xây và đá

Xử lý trong ít nhất 5 phút. Sửa chữa xong hoàn toàn trong 1 giờ.

- Độ nhớt thấp để dễ phân phối
- Phi-Newton: không chảy xệ cho các ứng dụng thẳng đứng
- Dễ dàng phân phối từ hệ thống lõi lọc Duo-Pak



Sửa chữa Bê tông
3M™ Scotch-Weld™
DP600NS



Dán và sửa chữa nhanh chóng

Keo xịt cực kỳ linh hoạt, khô nhanh, gắn kết mạnh mẽ với nhiều loại vật liệu.

- Sức mạnh công nghiệp, gắn kết vĩnh viễn cho các ứng dụng khắc khe
- Gắn kết ép nhựa, gỗ, bê tông, kim loại, nhựa và những vật liệu khác
- Chịu được nhiệt độ và độ ẩm cao



Keo xịt 3M™
Hi-Strength 90



Chuẩn bị sơn (bê tông hoặc gạch)

Băng keo Che chắn Cho Mục đích Thông thường 3MTM General Purpose Masking Tape 320 là loại băng che bằng giấy crepe, sử dụng được mọi lần, lý tưởng cho việc sử dụng thông thường trong nhà và che sơn.

- Giải pháp hiệu quả về chi phí cho các ứng dụng trong nhà, nhẹ
- Keo cao su có độ bám thấp giúp kết dính tạm thời, nhanh chóng trên nhiều loại bề mặt
- Giấy crepe lót các vết rách bằng tay
- Lý tưởng để đánh dấu, giữ tạm thời, gói và niêm phong



Băng dính 3M™
General Purpose
Masking Tape 320



Đánh dấu để quan sát tốt hơn và đảm bảo an toàn

Băng keo phù hợp để đánh dấu an toàn và mã hóa màu cho tường và đường ống.

- Có sẵn trong một loạt các màu sắc
- Phù hợp với các bề mặt không bằng phẳng
- Keo cao su giúp kết dính tức thì
- Băng đánh dấu nguy hiểm kẻ sọc cũng có sẵn



Băng Vinyl Đa
Dụng 3M™ 764

Giải pháp Sửa chữa và Bảo trì Tường (tiếp)



Làm sạch tường và bề mặt thẳng đứng


Miếng bọt biển làm sạch tác dụng trung bình kép được thiết kế để làm sạch hàng ngày.

- Một miếng cọ rửa trung bình (Số 96) ở một bên để cọ rửa và làm sạch
- Một miếng bọt biển xenlulo để lau các vết tràn và các vết bẩn trên mặt khác



Miếng Bọt biển
Tẩy rửa Đa năng
Scotch-Brite™
74CC


Giải pháp Treo trên tường và Sắp xếp



Đầu gắn và treo vĩnh viễn

hương pháp gắn kết vĩnh viễn nhanh chóng và dễ sử dụng mang lại độ bền cao và lâu dài.

- Vết gắn gần như vô hình giúp bề mặt luôn mịn
- Có thể thay thế ốc vít cơ học (đinh tán, mối hàn, vít) hoặc chất kết dính lỏng
- Gắn kết với nhiều loại vật liệu nền bao gồm sơn tĩnh điện và các bề mặt không đều
- 0.045 in (1.1 mm); có màu đen hoặc trắng




Băng keo 3M™
VHB™ 5952



Đảm bảo an toàn thông qua nhiều lần lắp và tháo

Một sự thay thế tiện lợi cho các phương pháp buộc dây truyền thống. Nó được thiết kế để cung cấp một giải pháp gắn kết bền, có thể mở ra đóng lại.

- Các đầu hình nắm lồng vào nhau (mật độ 250 thân trên một inch vuông) có thể đóng mở nhiều lần tổ hợp
- Gắn kết với nhiều loại vật liệu nền bao gồm kim loại, thủy tinh và nhựa như acrylic, polycarbonate và ABS
- Âm thanh đóng mở có thể nghe được để xác minh việc đóng.



Băng dán Có
thể Mở ra Đóng
lại 3M™ Dual
Lock™ Reclosable
Fastener SJ3550





Mọi thứ bạn cần để hoàn thành tất cả.

Khi bạn có một loạt các sản phẩm bảo trì, sửa chữa, làm sạch và an toàn đáng tin cậy như 3M, không có nhiệm vụ nào quá lớn, không có quy trình nào quá phức tạp. Cùng nhau, chúng ta đón nhận những gì mỗi ngày mang tới, chia nhỏ nó ra và hoàn thành công việc. Tất cả sự khéo léo của bạn. Tất cả công nghệ của chúng tôi. Tất cả cùng phối hợp.


Các giải pháp sửa chữa và bảo dưỡng công nghiệp của 3M:

 Máy móc và thiết bị

 Các bề mặt

 Làm sạch và khử trùng

 Điện

 HVAC (Hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hoà không khí) và hệ thống ống nước

 Kim loại

Tin tưởng vào 3M. Vui lòng liên hệ nhân viên đại diện 3M.

3M

Nhóm ngành An toàn & Công nghiệp
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 3M VIỆT NAM
Trụ sở: Tầng 20, Tòa nhà Mapletree Business Center, 1060 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
3M.com

Vui lòng tái chế. In tại USA © 3M 2021.
Bảo lưu mọi bản quyền. 3M, Command, Dual Lock, Nomad, Safety-Walk, Scotch-Brite, Scotch-Weld, ScotchBlue, the BLUE color of the tape and VHB are trademarks of 3M.