

3M DI-NOC™ Architectural Finishes

Color Samples

Premium Wood
Stucco
Suède
Solid Color
Wood Grain

Dry Wood
Terracotta
Leather
Smooth Metal
Metal

Mortar
Ceramic
Fabric
Metallic Wood
Concrete

Plaster
Textile
Metallic Palette
Chipboard
Tile

Stone
Oxidized Metal
Plaster Over Metallic Foil
Fine Wood
Abstract

Functional Products

Antiviral Series
Whiteboard Series

AR Series
DR Series

EX Series
SR Series

NEO Series

DG Series

2022 - 2024

3M™ DI-NOC™

Architectural Finishes

2022-2024

本誌 掲載チップの見方



- ❶ — WG-960 アッシュ/タモ 板証 ☀️ — ❷
❸ — 🧼 WG-960EX

WG-960EX

シリーズ名 番号 副番 (機能製品シリーズ名、補足情報等)

- ❶ スタンダード製品品番
❷ 補足説明アイコン
❸ 機能製品アイコン、品番

スタンダード製品品番❶の下に、同柄・近似色❷を併記しています。
機能については機能製品アイコンをご確認ください。

※1 スタンダード製品とは機能製品 (AR, DG, DPF, DR, EX, FLS, IL, NEO, TIL, FLE, SR, Whiteboard, 抗ウイルス・抗菌シリーズ) 以外を指します。
※2 同柄・近似色として併記している品番の柄は、スタンダード製品品番と同一ですが、色味や質感・エンボスが異なる場合があります。
実際の見え方はサンプルにてご確認ください。
なお機能製品品番の中には、スタンダード製品品番のラインアップがない品番があります。

補足説明アイコン一覧

- ☀️ 約3～5年の屋外耐候性*を有します。
- ☀️ 約3～5年の屋外耐候性*を有しますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。
- B** ブラックボード用途として、チョークで書き消し可能な品番です。
- ❗ 3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。
- ⚡ 選定時及び施工時、特に取り扱いに注意が必要な品番です。詳細は表紙裏の冊子のP.11-15 『シリーズ別 選定・施工にあたってのご注意』を参照ください。

機能製品アイコン一覧

- 🧼 抗ウイルス・抗菌シリーズ：
付着したウイルス・菌の減少に効果を発揮するフィルム
- ⚡ ARシリーズ：
耐傷性に優れたフィルム
- ☀️ EXシリーズ：
約10年の屋外耐候性のあるフィルム ※
- 💧 NEOシリーズ：
抗菌・防カビ性能のある水廻りに適したフィルム
- 🖼️ DRシリーズ：
5年以上の屋外耐候性のある玄関ドアに適したフィルム ※
- 🖼️ DGシリーズ：
ガラス越しに多彩なデザインを表現できるフィルム
- 🖼️ SRシリーズ：
汚れが付きにくく、落としやすいフィルム

※耐候性は使用環境などの影響を受けます。
耐候年数を保証するものではありません。

この見本帳は、リサイクル素材(再生紙)、
植物油インキを使用しています。



WHAT IS A MASTERPIECE?

A masterpiece improves the lives of all who experience it.

They are the objects of beauty inspired by nature and materials at hand — wood, textile, stone, leather, metal — and are limited only by the imagination of the master. 3M™ DI-NOC™ Architectural Finishes bring you the beauty of hundreds of natural elements with the additional new designs, Premium Wood, Metallic Palette, and Artisan, to inspire your masterpiece. We use advancements in science so you can capture the world's natural beauty without sacrificing a forest or your creative ideals. You can create a stunning new space quickly, easily, and sustainably or breathe new life into an existing space almost overnight. The non-porous surface of DI-NOC™ Architectural Finishes is not just beautiful but easy to clean and disinfect. There are no boundaries. No limits. Only your imagination. Create your masterpiece.

“マスタートーク”はすべての人の生活を向上させます。

“マスタートーク”は、木や石、金属などの自然物、そして、織物、レザーなどの手仕事に触発された美しさであり、作り手の想像力によって作り上げられた唯一無二のデザインです。3M™ ダイノック™ フィルムは、新シリーズであるプレミアムウッドやメタリックパレット、左官仕上げやフェルト、レンガなどの最新のトレンドを取り入れた新デザインを追加して、トータル1000を超えるデザインバリエーションをご用意しています。

作業性やメンテナンス性、養生期間、重量、防火性能等の様々な制約を受けることなく、“マスタートーク”のデザインをあなたの生活に取り入れることができます。新しい空間をすばやく、簡単に作り上げることができ、耐久性に優れ、メンテナンスの容易なロングライフ製品です。また、既存の下地を取り壊すことなく、新しい命を吹き込むことも可能です。限界はありません。あなたの想像力のままに。もっとデザインを、自由に—ダイノック™ フィルム



OKAMURA.Corp.

Contents

Functional Products :

抗ウイルス・抗菌シリーズ	6
ARシリーズ	8
EXシリーズ	10
NEOシリーズ	12
ホワイトボードシリーズ	14
DGシリーズ	15
DRシリーズ	16
SRシリーズ	

Matte :

Premium Wood	20
Dry Wood	22
Mortar / Plaster	27
Plaster Over Metallic Foil	28
Stone	
Stucco / Terracotta / Ceramic	31
Textile	32
Fabric	
Suède / Leather	35
Oxidized Metal	
Metallic Palette	36
Smooth Metal	
Solid Color	39

Basic :

Metallic Wood	41
Chipboard	
Fine Wood	42
Wood Grain	52
Wood Grain Gloss	54
Metal	58
Stone / Concrete / Tile	64
Textile	66
Leather	68
Abstract	
Solid Color	70





6




7



Do more with your designs

- 1 DW-2204MT [天井]
- 2 ET-1775 [左壁面] / ME-1716 [洗面台壁面]
- 3 PS-3866MT [クローク扉]
- 4 IL-1852 [天井]
- 5 IL-1852 [天井]
- 6 PS-504 [壁面]
- 7 FW-1212 [天井]
- 8 PA-504 [壁面] / PA-045AR [壁面]
- 9 CH-1676 [壁面]
- 10 FW-336 [エレベーターホール壁面]
PS-1869MT (現行品番: PS-3869MT) [手前壁面、エレベーター上部パネル]





3M™ ダイノック™ フィルム

抗ウイルス・抗菌シリーズ

表面に抗ウイルス・抗菌加工を施したフィルムです。一般社団法人抗菌製品技術協議会（SIAA）の安全性基準に適合した、抗ウイルス・抗菌加工認証製品で、建具やトイレブース、エレベーターなど日常的に手が触れる場所に適した製品です。万一の拭き残しや清掃後にウイルスや菌が付着する場合などでも、表面の抗ウイルス・抗菌コーティングにより、製品上の特定ウイルスを減少させ、特定菌の増殖を抑制します。


抗ウイルス性能



SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。登録番号：JP0613289X0001L


抗ウイルス試験

24時間後のウイルスAの残存ウイルス量



試験機関：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター（QTEC） 試験方法：ISO21702法
試験ウイルス：ウイルスA（エンペロープ※1あり）/ウイルスB（エンペロープ※1なし）

24時間後のウイルスBの残存ウイルス量




抗菌性能



SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。登録番号：JP0123289X0001H


抗菌試験

24時間後の菌Cの生菌数の変化



試験機関：一般財団法人ボケン品質評価機構 試験方法：JIS Z 2801法（ISO22196法）
試験菌：菌C／菌D

24時間後の菌Dの生菌数の変化



※1 ウィルス粒子に見られる膜状の構造。エンペロープがない場合は、エンペロープ有りの場合と比較してアルコール等の消毒液耐性が強いといわれています。

※2 PFU（Plaque-forming unit）、CFU（Colony-forming unit）の略。プラーク数やコロニー数から測定したウイルス数あるいは菌数の指標。

耐薬品性

各種洗浄剤・消毒剤を使った拭き掃除を想定した耐久性試験の結果、外観および抗ウイルス性能に大きな影響がないことを確認しています*。

	中性洗剤	0.1%次亜塩素酸ナトリウム	塩化ベンザルコニウム
AE-2153PV 試験前			
AE-2153PV 試験後			

※試験条件：摩耗試験機にて500 g荷重をかけて、各消毒剤を用いて10往復×10セットで試験を実施。試験後の外観（水拭き後）および抗ウイルス性能（試験方法：ISO21702、結果：活性値2以上）を確認。清掃用の洗浄剤・消毒剤は用法用量に従い希釈してご使用ください。エタノールでの消毒は、表面の艶が変化する場合がありますが、本条件の試験では抗ウイルス性能が維持されることを確認しています。上記結果は実験結果を示すものであり、あらゆる洗浄剤・消毒剤について効果を保証するものではありません。使用する洗浄剤・消毒剤によっては拭き跡が残ることがあります。


注意事項

- ・上記試験データは3M™ ダイノック™ フィルム 抗ウイルス・抗菌シリーズの実測値であり保証値ではありません。また、実際の使用環境で同様の効果を保証するものではありません。
- ・試験結果は特定のウイルス・菌を対象としたものであり、すべてのウイルス・菌への効果を示すものではありません。
- ・抗ウイルス・抗菌シリーズは医薬品ではありません。
- ・抗ウイルス・抗菌シリーズは病気の治療や予防を目的としたものではありません。
- ・抗ウイルス・抗菌シリーズには空気中のウイルス・菌の吸着を促進したり、減少させたりする効果はありません。表面に付着したウイルス・菌に効果を発揮します。
- ・抗ウイルス・抗菌シリーズは抗菌製品技術協議会（SIAA）の安全性基準に適合しています。
- ・日本国外では対象国の法令等によって販売・使用が制限される場合があります。

■表面の質感・エンボスは同様のスタンダード製品品番やMTシリーズとは異なりますので、ご採用前にサンプルにてご確認ください。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE-PV、CN-PV、DW-PV、FW-PV、LE-PV、NU-PV、SI-PV、WG-PV	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡※


※特殊掛率品



DW-2197PV ウォールナット 板証 NEW



1 DW-2208PV 2 NU-1793PV 3 ME-2285AR



WG-1709PV ウォールナット 柱目 NEW



WG-1141PV チーク 板証 NEW



DW-1993PV オーク 柱目 NEW



DW-1875PV チェスナット/栗 柱目 NEW



FW-1977PV チェスナット/栗 柱目 NEW



DW-1903PV アッシュ/タモ 板証 NEW



FW-1256PV オーク 板証 NEW



FW-1262PV メイプル 板証 NEW



DW-2208PV オーク 板証 NEW



NU-1791PV NEW



1 AE-2153PV 2 CN-1621PV 3 DW-1875PV



LE-2180PV NEW



NU-1793PV NEW




SI-1686PV NEW



AE-1913PV スムースモルタル NEW



AE-2153PV 黒左官 NEW



LE-2181PV NEW



CN-1621PV コンクリート NEW



CN-1622PV コンクリート NEW

3M™ ダイノック™ フィルム ARシリーズ (キズ防止フィルム)



施工事例

擦り傷、引っかき傷が付きにくく、美しさが長持ちするフィルムです。
台車や靴などが触れる傷付きやすい部分に適しています。

耐傷性・耐摩耗性について

性能比較

品番	FW-1022AR 傷防止構造あり	FW-1022 傷防止構造なし
鉛筆硬度	9H	HB
耐摩耗性		
	8,000 回転後の評価 目視で柄はまだ消えていない	8,000 回転後の評価 目視で柄が消失

〈評価方法〉

鉛筆硬度：試験方法はJIS K 5600-5-4 (荷重750g) に準拠し、9H (硬) ⇄ 6B (軟) 17段階評価。

耐摩耗性：摩耗輪 (CS-17、1kg) による摩耗試験を実施。8,000回転後を目視で外観観察。

結果はあくまで代表値であり、全ての製品性能を保証するものではありません。


















ME-2293AR



1 ME-433AR 2 ME-1781AR 3 DW-1898MT/CH-1630AR

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE-AR、CH-AR、FA-AR、 FW-AR、ME-AR、PA-AR、 PT-AR、SE-AR、ST-AR、 WG-AR	W1,220mm x L25m	¥11,600/㎡※
PS-AR	W1,220mm x L25m	¥7,600/㎡※

※特殊掛率品

						
FW-1138AR	FW-1129AR	FW-1293AR	FW-236AR (廃番AR-1119と同柄・近似色)	FW-1280AR	FW-233AR	WG-7024AR
						
FW-7017AR (廃番AR-1664と同柄・近似色)	FW-1122AR	FW-7011AR	FW-1022AR	WG-1372AR	FW-330AR	FW-627AR
						
FW-337AR	FW-1294AR	FW-1121HAR	FW-625AR (廃番AR-1120と同柄・近似色)	FW-338AR	FW-1751AR	
						
ME-1467AR	ME-433AR	ME-432AR	PA-045AR (旧品番: AR-1117)	PA-180AR	PA-183AR (旧品番: AR-1246)	PA-187AR
						
CH-1628AR	CH-1629AR (旧品番: AR-1723)	ME-009AR (旧品番: AR-1724)	PA-683AR	PA-181AR (旧品番: AR-1663)	PA-389AR (旧品番: AR-1118)	ME-431AR
						
ME-1466AR (旧品番: AR-1725)	ME-904AR	ME-396AR	ME-1781AR (旧品番: AR-1726)	ME-1684AR	CH-1630AR	CH-1631AR
						
ME-2281AR	ME-2282AR	ME-2283AR	ME-2285AR	ME-2284AR	FA-1530AR	ME-1685AR
						
ME-2291AR	ME-2292AR	ME-2293AR	ME-2295AR	ME-2294AR	AE-1633AR	AE-1636AR
						
PS-002AR	PS-003AR (旧品番: AR-1115)	PS-004AR (旧品番: AR-1661)	PS-005AR	PS-006AR	PS-007AR (旧品番: AR-1662)	PS-008AR
						
PS-001AR	ST-011AR (旧品番: AR-1247)	ST-736AR (旧品番: AR-1116)	PT-345AR (旧品番: AR-1250)	FA-1678AR	FA-1527AR	FA-1526AR
				B PS-006AR、PS-007AR、PS-008ARは、ブラックボード用途として 黒板のようにチョークで書き消しすることも可能です。 チョークを消す際は、マイクロファイバークロスで丁寧に水拭きをしてください。 チョークの書き消し専用です。マーカー（ペン）での書き消しはできません。		
AE-1632AR	SE-567AR (旧品番: AR-1248)	SE-010AR (旧品番: AR-1251)	SE-568AR (旧品番: AR-1249)			

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K



3M™ ダイノック™ フィルム

EXシリーズ（屋外耐候性フィルム）



施工事例

約10年の屋外耐候性と耐汚染性能を兼ね備えたフィルムです。
 ビルの外装、ルーバー、看板やサッシなど、屋外の幅広い用途で活躍します。

屋外耐候性は使用環境などの影響を受けます。10年間の屋外耐候性を保証するものではありません。

優れた耐候性

表面の特殊フッ素樹脂加工により、フィルムの劣化を抑えます。先行品の実績と耐候性促進試験により垂直面のアルミニウム下地において約10年の耐候性※を有していることを確認しています。

※色の退色・変色について約10年の耐候性を有しています。

品番	試験前	3000時間経過	5000時間経過
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨			
① WG-657EX ② WG-960EX ③ WG-1140EX ④ FW-625EX ⑤ FW-618EX ⑥ FW-1214EX ⑦ FW-1122EX ⑧ FW-233EX ⑨ FW-887EX			


サンシャインウェザーメーターを用いたJIS A 5759に準ずる耐候性試験結果

優れた接着性

ヒートサイクル試験（-30℃～80℃×4週間）など各種養生条件下でもフィルムの剥がれ、および著しい接着力の低下は確認されず、先行品において20年以上の施工実績があります。以下の物件は2005年に施工され、17年以上経過しても変色や剥がれは見られていません。



太陽ビル（3M™ ダイノック™ フィルム EXシリーズの先行品を施工）



1




2

1,2 FW-1122EX

① 3次元曲面に施工する際はご注意くださいか、施工を避けていただく製品です。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE-EX, FA-EX, ST-EX	W1,220mm x L50m	¥10,200/㎡※
FW-EX, ME-EX	W1,220mm x L50m	¥12,100/㎡※
LE-EX, PA-EX, WG-EX	W1,220mm x L50m	¥9,400/㎡※
PS-EX	W1,220mm x L50m	¥8,700/㎡※

※特殊掛率品



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

3M™ ダイノック™ フィルム NEOシリーズ (水廻り用フィルム)




施工事例

抗菌・防カビ性を有し、浴室やトイレ等の水廻りに最適なフィルムです。

抗菌・防カビ性

抗菌性について試験方法JIS Z 2801:2010、カビ抵抗性について試験方法JIS Z 2911:2010で性能を確認しています。

抗菌性試験結果のイメージ



スピーディーな施工

一坪程度の浴室の場合、おおよそ1～2日間で施工が可能です。取り壊しによる騒音も抑えられ、廃材も少ない工法でリニューアルを実現します。

用途別施工動画一覧



浴室 (平滑な下地)



トイレ (平滑な下地)



トイレ (タイル下地)

下地に合わせて選べるラインアップ

フラットな壁面・天井に最適

3M™ ダイノック™ フィルム NEOシリーズ 壁・天井用


ユニットバスの壁・天井などの平らな面に施工します。貼るだけで素早く美しいリフォームが実現します。



NU-1786NEO

タイル壁面に最適

3M™ ダイノック™ フィルム NEOシリーズ タイル壁用



PS-O12TIL
(旧品番: TIL-R012)

貼るだけですばやく美しいリフォームが実現します。タイル壁面に直接貼れるので、費用も時間も節約できます。目地の汚れをさっと落とせるのでお手入れが簡単です。




ST-024TIL


壁・天井用／タイル壁用

カテゴリ	品番	ロールサイズ	材料設計価格
壁・天井用	AE-NEO、FA-NEO、NU-NEO、PT-NEO、ST-NEO、WG-NEO	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡※
	FW-NEO	W1,220mm×L50m	¥10,200/㎡※
	PS-NEO	W1,220mm×L50m	¥5,400/㎡※
タイル壁用	AE-TIL、FA-TIL、NU-TIL、PT-TIL、ST-TIL	W1,220mm×L30m	¥13,200/㎡※
	PS-TIL	W1,220mm×L30m	¥12,100/㎡※

※特殊掛率品




PS-009NEO
(旧品番: NEO-R002)
単色




PS-010NEO
(旧品番: NEO-R003)
PS-010TIL
(旧品番: TIL-R003)
単色




FA-017NEO
(旧品番: NEO-R619G)
抽象



PS-982NEO
(旧品番: NEO-R004)
PS-982TIL
(旧品番: TIL-R004)
単色




PS-011NEO
(旧品番: NEO-R006)
単色



PS-013NEO
(旧品番: NEO-R037)
単色



PS-955NEO
(旧品番: NEO-R008)
単色




ST-024NEO
(旧品番: NEO-R454)
ST-024TIL
(旧品番: TIL-R454)
石目




AE-1632NEO
(旧品番: NEO-R617)
AE-1632TIL
(旧品番: TIL-R617)
石目




FA-1527NEO
(旧品番: NEO-R615)
石目



PS-012NEO
(旧品番: NEO-R012)
PS-012TIL
(旧品番: TIL-R012)
単色



ST-736NEO
(旧品番: NEO-R401)
ST-736TIL
(旧品番: TIL-R401)
石目




PS-014NEO
(旧品番: NEO-R038)
単色




FA-1680NEO
(旧品番: NEO-R637)
石目



FW-1139HNEO
(旧品番: NEO-R215H)
ホウノキ〈横〉 楳目



ST-1195NEO
(旧品番: NEO-R403)
ST-1195TIL
(旧品番: TIL-R403)
石目



PT-346NEO
(旧品番: NEO-R613)
PT-346TIL
(旧品番: TIL-R613)
抽象



ST-737TIL
(旧品番: TIL-R402)
石目



FA-021TIL
(旧品番: TIL-R630)
抽象



FA-020TIL
(旧品番: TIL-R629)
抽象



FA-1526NEO
(旧品番: NEO-R614)
石目




FW-1256NEO
(旧品番: NEO-R216)
オーク 板楳



FW-1265NEO
(旧品番: NEO-R218)
エルム 板楳



FW-337NEO
(旧品番: NEO-R230)
タモ 板楳



FW-1259NEO
(旧品番: NEO-R217)
アッシュ 板楳




FW-1735HNEO
(旧品番: NEO-R220H)
ウォールナット〈横〉 ブロック




NU-1786NEO
(旧品番: NEO-R640)
布／テキスタイル



FA-1528NEO
(旧品番: NEO-R616)
石目




FW-1130HNEO
(旧品番: NEO-R213H)
オーク〈横〉 楳目




WG-023NEO
(旧品番: NEO-R225)
メイプル 楳目




FW-1277NEO
(旧品番: NEO-R219)
ウォールナット 板楳



FW-609HNEO
(旧品番: NEO-R212H)
ウォールナット〈横〉 楳目



WG-022NEO
(旧品番: NEO-R223)
オーク 楳目



FW-1136HNEO
(旧品番: NEO-R214H)
ローズウッド〈横〉 楳目



AE-1633NEO
(旧品番: NEO-R618)
石目

床用

カテゴリ	品番	ロールサイズ	材料設計価格
床用	FLE	W1,220mm × L25m ※エンボス有効幅 W1,150mm	¥15,400/㎡※
	FLS	W1,820mm × L3.7m	オープン価格

※特殊掛率品

床がフラット

3M™ ダイノック™ フィルム NEOシリーズ
表面がざらざらとした加工のエンボスタイプです。



FLE-R643
エンボスタイプ



FLE-R490
エンボスタイプ



FLE-R633
エンボスタイプ

床がタイル


3M™ ダイノック™ フィルム FLSシリーズ
浴室タイルに接着剤(別途準備)で直接貼付けます。



FLS-477 ホワイト



FLS-577 グレー





3M™ ダイノック™ フィルム

ホワイトボードシリーズ



施工事例

壁やパーテーションに貼ることのできる、ホワイトボードフィルムです。
貼るだけなので手軽にクリエイティブなスペースを作り出せます。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
WH-111	W1,250mm × L30m	¥12,100/㎡※
WH-200	W1,220mm × L30m	¥12,100/㎡※
PWF-500	W1,220mm × L30m	¥13,200/㎡※
PWF-500MG	W920mm × L1.2m / L2m / L10m	オープン価格
IL-1852	W1,220mm × L50m	¥6,400/㎡
PS-006AR/007AR/008AR	W1,220mm × L25m	¥7,600/㎡※

※特殊税率品

書く

ホワイトボード用途



3M™ ダイノック™ フィルム ホワイトボードシリーズ


WH-111 (折り曲げ不可、平面のみ)

WH-200 (折り曲げ可、目地に追従可能)

光沢タイプで快適な消去性を持つ、ホワイトボード専用フィルムです。ホワイトボードの書き消しの機能を重視される方にお勧めです。



WH-111



WH-200

書く・映す

ホワイトボード／スクリーン用途



マグネットタイプ

3M™ ダイノック™ フィルム ホワイトボードシリーズ


PWF-500

書く機能に加え、プロジェクター投影のできるホワイトボードフィルムです。スクリーン設置の手間が省け、映った映像に情報を書き加えながらのプレゼンテーションや会議も可能です。

3M™ ダイノック™ フィルム ホワイトボードシリーズ

PWF-500MG

裏面が粘着剤ではなくマグネットになっているタイプ。
繰り返しの着脱と持ち運びが可能です。



PWF-500

映す

スクリーン／明るさ向上用途

3M™ ダイノック™ フィルム ILシリーズ
(明るさ向上フィルム)

IL-1852

高い反射率と光拡散機能を持ち、プロジェクターの画像をくっきりと投影できるフィルムです。
3M™ ダイノック™ フィルム ILシリーズとして販売している製品と同一製品です。

反射光の減衰イメージ

5回の反射でもIL-1852は高い反射率を保ち、一般壁紙より部屋を明るく感じさせます。



3M™ ダイノック™ フィルム

ILシリーズ (反射率95%)

5回目の反射で77%も
明るさを維持します。



一般市販品壁紙 (反射率85%)

5回目の反射で44%まで
明るさが落ちてしまいます。



IL-1852

書く

ブラックボード用途

3M™ ダイノック™ フィルム ARシリーズ
(キズ防止フィルム)

PS-006AR/007AR/008AR

黒板のようにチョークで書くことができるフィルムです。
オフィスやカフェ、子供部屋やリビングなどの壁面に貼ることで新たなコミュニケーションスペースが生まれます。
3M™ ダイノック™ フィルム ARシリーズとして販売している製品と同一製品です。



PS-006AR



PS-007AR



PS-008AR

製品ラインアップ

品番	書き消し機能	投影機能	折り曲げ加工	明るさ向上機能
WH-111	●			
WH-200	●		●	
PWF-500	●	●	●	
IL-1852		●	●	●
PS-006AR/007AR/008AR	●※		●	

※チョークでの書き消しが可能な製品になります。ホワイトボード用マーカーのご使用はお控えください。

3M™ ダイノック™ フィルム DGシリーズ (デザインガラスフィルム)



施工事例


品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE-DG, FA-DG, NU-DG, ST-DG	W1,220mm x L25m	¥12,700/㎡※
FW-DG, ME-DG, MW-DG, PA-DG, RT-DG, SI-DG	W1,220mm x L25m	¥13,800/㎡※
PS-DG	W1,220mm x L25m	¥7,600/㎡※

※特殊掛率品

ガラスの質感はそのままに3M™ ダイノック™ フィルムの多彩なデザインを表現できます。

ガラス用フィルム



化粧塩ビフィルムの柄面（印刷面）に粘着剤があります。剥離紙を剥がして、ガラスに貼り付けることで3M™ ダイノック™ フィルムデザインのガラスが完成します。アクリル板等のプラスチック素材にも貼り付けできます。



当社からはフィルムのみの販売となります。ガラス貼付作業は専門の施工店で承ります。




FA-1161DG

PS-503DG
(旧品番: DG-503)ST-1831DG
(旧品番: DG-1831)FA-1678DG
(旧品番: DG-1678)ME-1716DG
(旧品番: DG-1716)SI-1689DG
(旧品番: DG-1689)ME-432DG
(旧品番: DG-432)

PA-180DG



ME-1434DG

NU-1786DG
(旧品番: DG-1786)SI-1613DG
(旧品番: DG-1613)FW-1129DG
(旧品番: DG-1129)FW-1022DG
(旧品番: DG-1022)FA-1156DG
(旧品番: DG-1156)FA-1161DG
(旧品番: DG-1161)ME-379DG
(旧品番: DG-379)FA-1528DG
(旧品番: DG-1528)ST-1587DG
(旧品番: DG-1587)

MW-1419DG

FW-1751DG
(旧品番: DG-1751)

RT-1827DG

AE-1719DG
(旧品番: DG-1719)PS-504DG
(旧品番: DG-504)



3M™ ダイノック™ フィルム

DRシリーズ（玄関ドア用フィルム）



施工事例

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FA-DR, LE-DR	W1,000mm × L30m	¥12,700/㎡※
FW-DR	W1,000mm × L30m	¥13,800/㎡※
PS-DR	W1,000mm × L30m	¥11,600/㎡※

※特殊掛率品

優れた耐候性と、独自の粘着剤による曲面追従性を有した、
玄関ドア用リフォーム専用のフィルムです。



耐候性5年以上

優れた耐候性

5年以上の屋外耐候性※を有しており、日焼けに強く、きれいが長持ちします。

※使用環境によってはフィルムの劣化が早まる場合があります。

測定方法：当社独自の評価（屋外曝露試験）により一定時間経過後の結果を目視で確認する。

測定結果：5年以上相当の時間経過後、目視により変色・褪色は確認されない。



曲面追従性

凹凸にも貼れる

曲面への追従性に優れており、プレスドアの凹凸部分にもきれいに貼ることができます。

※形状によって施工できない場合があります。施工可能かどうか当社もしくは施工店にあらかじめご確認ください。

測定方法：厚さ1mmのアルミニウム板を凸形状の半球（外径約14mm、高さ約4mm）に加工したものに、ドライヤーでフィルムを温めながら貼付。
測定結果：常温で20日間経過後の外観を目視で確認。フィルムの浮きが生じない。




ドア専用粘着剤

クリープによるシワが生じにくい

クリープによるシワとは、フィルム等に継続的に力が加わることでシワや割れが発生することです。

DRシリーズはドア専用の粘着剤を使用しているため、他シリーズのフィルムよりもクリープによるシワが発生しにくいフィルムです。


当社スタンダード製品



試験前

試験後


FW-042DR（横貼り）



試験前

試験後


当社スタンダード製品



試験前

試験後

PS-035DR



試験前

試験後

当社スタンダード製品を施工した際に発生するクリープによるシワの例



3M™ ダイノック™ フィルム

SRシリーズ（汚れ防止用フィルム）

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PS-SR	W1,220mm × L50m	¥6,400/㎡

タバコのヤニ・靴のかかと汚れ（ゴム製）などを落としやすい、汚れに強いフッ素樹脂加工フィルムです。



PS-976SR

ヒールマーク試験



スタンダード製品



SRシリーズ

〈評価方法〉

清掃性：ヒールマーク試験

JIS K 3920に規定する試験ドラム内にカーボンブラック配合の黒色ゴムを入れ回転させ、汚れ付着後表面を布で軽く清掃後目視で外観を観察。

吸音パネル工法 不燃

有孔加工した3M™ ダイノック™ フィルムを表面材として、
背後にグラスウールを配置したパネル形状に加工してから壁面や天井に取り付ける工法です。
この吸音効果により残響時間を低減させることができ、音環境の改善に役立ちます。
施工後の外観は、厚さ6mmのシャープなエッジの板を透かし目地で貼ったような仕上がりとなり、
Dボード工法と組み合わせた施工も可能です。

不燃材料大臣認定番号：NM-3356（構成：塩化ビニル系樹脂フィルム張／ガラス繊維クロス）
スリーエム ジャパンは工法提案と施工会社の紹介をしています。詳細につきましては、弊社販売担当者までお問い合わせください。

その他技術データの詳細に
ついてはこちらをご覧ください。▶




技術資料



有孔加工したFW-7011



有孔加工したFW-338



断面イメージ図

Dボード工法 不燃

3M™ ダイノック™ フィルムを当社特約店・施工業者の工場で
ケイ酸カルシウム板等にラミネート加工してから、壁面に取り付ける工法です。
高品質で工期を短縮できます。

- 工場貼りすることにより、均一で美しい仕上がりになります。
- 採寸したパネルを貼るだけなので、省廃材で工期を短縮できます。

推奨基材 ケイ酸カルシウム板（比重 0.8 以上）

対応サイズ 最大幅：1,150mmまで 最長：2,700mmまで 厚み：6mm

スリーエム ジャパンは工法提案と施工会社の紹介をしています。詳細につきましては、弊社販売担当者までお問い合わせください。
対応サイズは標準的なものです。




カタログ



施工事例

詳しくはこちらをご覧ください。▶

断面図



※1 使用可能な下地材の例
■石膏ボード（推奨12.5mm以上）

※2 使用可能なテープの例
■3M™ ポリエチレンフォームテープ MIX-313



Dボード工法はフィルムを直貼りする
より、十字目地をシャープなエッジで
再現できます。

FW-1123

Matte Series



GOOD
DESIGN
AWARD
2019

※Gマーク対象製品は品番末尾に
MTがついている製品です

- 1 PW-2315MT
- 2 ST-2171MT
- 3 ME-2262
- 4 ST-1831DG
- 5 ME-2265
- 6 AE-2152MT

Matte Coating Technology :

We offer a new “Matte Series” utilizing the latest technology available. With a new state of the art coating on the film surface, our new “Matte Series” offers superior texture by converting incident light into diffused reflection and suppressing specular reflection. This series provides fingerprint and scratch resistance, improvement of weak points of conventional matte finishing materials. Please enjoy the new world of design possibilities with 3M’s “Matte Series”.

3M独自の特殊技術により実現された高機能マットシリーズ。特殊コーティングをフィルム表面に施すことにより、鏡面反射を極力抑え、拡散反射によって、より上質な素材感を表現する事が可能となりました。機能面では、一般的な艶消し仕上げの弱点である指紋や傷の付きやすさを改善しています。

3Mのマットシリーズによる新しい世界観を是非お楽しみください。

マットシリーズと
従来品の質感の違いを
ご体感ください。

Matte Series
PS-1870MT

Existing
PS-999



Diffuse Reflection

低反射性

従来のフィルムに見られた光沢の原因となる鏡面反射を極力抑え、拡散反射させる事で、深みのある上質なマット質感を実現。



Fingerprint Resistant

耐指紋性

マット塗装などに代表される一般的な艶消し仕上げに比べ、指紋や傷が付きにくくメンテナンス性に優れている。



Tactile Feature

触感性

マットコーティング技術と高精細エンボス技術を掛け合わせる事で、マットな質感を維持しつつ材質ごとの異なる触感を表現。

Premium Wood

プレミアムウッド




こちらのQRコードから
大柄画像をご覧ください

Controlled Reflection Technology

The new “Premium Wood” Series expresses the realistic appearance and texture of natural wood. The controlled reflection of the matte coating technology is combined with both fine and deep wood grain embossing and high-quality printing. This unique technology creates the optimum tone and texture of each species of wood.

3M™ ダイノック™ フィルムの木目シリーズに最上位グレードの新シリーズが登場。マットコーティング技術と緻密で深みのある木目エンボスを組み合わせることにより、天然木の無垢な質感と触り心地を表現しています。さらに、表面のマット感を木目に同調する形でコントロールすることで、木種ごとに最適な抑揚と木肌感を生み出しています。



PW-2314MT ウォールナット 板紐

①

1 PW-2315MT

2 ST-2171MT

**3M™ダイノック™フィルム
マットシリーズ**

品番末尾に**MT**がついている製品は、マットシリーズです。特殊コーティングをフィルム表面に施すことにより、鏡面反射を極力抑え、拡散反射によって、より上質な素材感を表現することが可能となりました。

取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP11を参照ください。「多」が表記されている品番については、特に取り扱いに注意が必要な品番です。


品番	ロールサイズ	材料設計価格
PW-MT	W1,220mm×L50m	¥13,200/㎡



PW-2305MT ヒッコリー 板証 ①



PW-2306MT チェスナット/栗 板証 ①




PW-2310MT オーク 板証 ①



PW-2307MT オーク 板証 ①



PW-2309MT オーク 板証 ①



PW-2312MT ウォールナット 板証 ①



PW-2313MT ウォールナット 板証 ①



PW-2308MT オーク 板証 ①




PW-2311MT オーク 板証 ①




PW-2315MT ウォールナット 板証 ①



PW-2316MT エルム 板証 ①



PW-2317MT ウォールナット 板証 ①



PW-2318MT ウォールナット 板証 ①



PW-2319MT ウォールナット 板証 ①

A

B

C

D

E

F

G

Premium Wood

Dry Wood

ドライウッド



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

Dry Wood

A



DW-2197MT ウォールナット 板
DW-2197PV



DW-2199MT オーク 板



DW-2200MT メイプル 板



B

C



DW-1903MT アッシュ/タモ 板
DW-1903PV



DW-1894MT アッシュ/タモ 板



DW-1888MT オーク 板



DW-1875MT チェスナット/栗 板
DW-1875PV



D



DW-2198MT ビーチ/ブナ 板



DW-2201MT アッシュ/タモ 板



DW-2202MT チェリー 板



DW-1902MT チーク 板



E



DW-1993MT オーク 板
DW-1993PV



F



DW-2203MT ウォールナット 板



DW-2205MT オーク 板



DW-2204MT オーク 板



G



DW-2206MT オーク 板



DW-1889MT ウォールナット 板



■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。① 3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。MT 品番末尾にMTがついている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP.11を参照ください。☒ 抗ウイルス・抗菌シリーズ：柄は同一ですが表面の質感・エンボスはMTシリーズとは大きく異なりますので、サンプルにてご確認ください。

 **GOOD DESIGN
AWARD 2019**
Gマーク対象製品は品番末尾にMTがつ
いている製品です

品番	ロールサイズ	材料設計価格
DW-MT	W1,220mm×L50m	¥12,100/㎡
DW-PV	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡※

※特殊掛率品



DW-1883MT オーク 板証



DW-1901MT チェリー 板目



DW-2207MT チェスナット／栗 板目



DW-2209MT クスノキ 板目



DW-1878MT オーク 板証



DW-1873MT メイプル 板目



DW-1876MT チェスナット／栗 板目



DW-2208MT オーク 板証
☒ DW-2208PV



DW-1897MT オーク 板目



DW-2210MT オーク ブロック



DW-1877MT オーク 板目



DW-2212MT ウォールナット 板証



DW-1874MT メイプル 板目



DW-2224MT オーク 板証



DW-2211MT ウォールナット 板目



DW-1890MT ウォールナット 板証



DW-1891MT ウォールナット 板証



DW-1884MT オーク 板証



Dry Wood

ドライウッド



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧ください

Dry Wood

A



DW-2218MT ウォールナット 板証



DW-1872MT エルム 証目



DW-2219MT パイン/ラーチ 板目



B



DW-1893MT オーク 板目



C



DW-1898MT アッシュ/タモ 板証



DW-2223MT オーク 板証



DW-2226MT オーク 板証



DW-2225MT オーク 板証



D

E



DW-2221MT ウォールナット 板証



DW-2220MT オーク 板証



DW-2222MT ウォールナット 板証



F

G



DW-1881MT ウォールナット 板目



DW-1886MT アッシュ/タモ 板証



DW-1871MT エルム 証目



DW-2227MT オーク 板証



■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。
① 3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。
MT 品番末尾にMTがついている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP.11を参照ください。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
DW-MT	W1,220mm×L50m	¥12,100/㎡



DW-1882MT ウォールナット 板目 ⓘ



DW-1879MT オーク 板紐 ⓘ



DW-2214MT ウォールナット 紐目 ⓘ



DW-1899MT ウォールナット 板紐 ⓘ



DW-2213MT ウォールナット 板目 ⓘ



DW-2217MT ウォールナット 板目 ⓘ



DW-1885MT アッシュ/タモ 板紐 ⓘ



DW-1900HMT ウォールナット<横>板紐 ⓘ



DW-2216MT クスノキ 紐目 ⓘ



DW-2215MT ウォールナット 板紐 ⓘ



DW-1887MT オーク 板紐 ⓘ



DW-2228MT メイプル 板紐 ⓘ



DW-1992MT ウォールナット 板紐 ⓘ



DW-1896MT オーク ブロック ⓘ



DW-2229MT スギ 板目 ⓘ

A

B

C

D

E

F

G

Dry Wood



1

2

3

2

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。① 3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。MT 品番末尾にMTがついている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP.11を参照ください。※ 抗ウイルス・抗菌シリーズ：柄は同一ですが表面の質感・エンボスはMTシリーズとは大きく異なりますので、サンプルにてご確認ください。

Mortar / Plaster

モルタル／左官



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE	W1,220mm x L50m	¥9,700/㎡
AE-MT	W1,220mm x L50m	¥12,100/㎡
AE-PV	W1,220mm x L50m	¥9,700/㎡※

※特殊掛率品



AE-2149 左官 (布目)



AE-2150 左官



AE-2160 左官



AE-1880MT 左官



AE-1959MT テクスチャードモルタル




AE-1917MT スムースモルタル



AE-1928MT テクスチャードモルタル



AE-1913MT スムースモルタル
※ AE-1913PV



AE-2161 左官



AE-2162MT コンクリート (洗い出し)



AE-2151 左官



AE-2152MT 左官



AE-1930MT サンドプaster



AE-2153MT 黒左官
※ AE-2153PV



AE-1921MT スムースモルタル



AE-1960MT テクスチャードモルタル



AE-1944MT テクスチャードモルタル

A

B

C

D

E

F

G

Matte / Others

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。① 3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。MT 品番末尾にMTがついている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP.11を参照ください。

GOOD DESIGN
AWARD 2019

Gマーク対象製品は品番末尾にMTがついている製品です

Plaster Over Metallic Foil



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

左官×箔

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE, FE	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡



FE-1964



AE-2154



AE-2155

Stone



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

ストーン

品番	ロールサイズ	材料設計価格
ST-MT	W1,220mm×L50m	¥12,100/㎡



ST-1914MT マーブル

①




ST-1919MT サンドストーン

①



ST-1918MT テラゾー

①



ST-1911MT サンドストーン

①




ST-2171MT チェッポ (堆積岩)

①



ST-2170MT ライムストーン

①



ST-1915MT サンドストーン

①




ST-1912MT テラゾー

①



ST-1927MT マーブル

①



ST-1916MT サンドストーン

①



ST-1920MT グリジオカルニコ

①



1

2

3

1 ME-2295AR

2 ME-2262

3 AE-2154

Matte / Others



1

2

3


1 ST-2171MT

2 PW-2307MT

3 AE-2153MT



1 PW-2314MT 2 ME-2275 3 AE-2163MT



1 AE-2159 2 DF-PA Chill (Glass Finishes) 3 AE-2162MT 4 ME-2271

Stucco / Terracotta / Ceramic


スタッコ／テラコッタ／セラミック



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE	W1,220mm x L50m	¥9,700/㎡
AE-DG	W1,220mm x L25m	¥12,700/㎡※
AE-MT	W1,220mm x L50m	¥12,100/㎡

※特殊掛率品



AE-2156 スムーススタッコ



AE-1637 スタッコ



AE-1638 スタッコ



AE-2158 スムーススタッコ



AE-2157 スムーススタッコ



AE-2163MT セラミック



AE-1717 スタッコ



AE-1639 スタッコ



AE-2164MT テラコッタ



AE-2165MT テラコッタ



AE-1926MT テラコッタ



AE-1718 スタッコ



AE-2164MT テラコッタ



AE-2165MT テラコッタ



AE-1929MT セラミック



AE-2159 スムーススタッコ



AE-1719 スタッコ

☑ AE-1719DG



AE-1640 スタッコ



AE-2167MT テラコッタ

A

B

C

D

E

F

G

Matte / Others

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。① 3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。MT 品番末尾にMTがついている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP.11を参照ください。



Gマーク対象製品は品番末尾にMTがついている製品です

Textile

テキスタイル



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FE、NU	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡
NU-MT	W1,220mm×L50m	¥12,100/㎡



NU-2177



FE-1966



NU-2178



NU-2176MT フェルト



NU-2179



NU-2175MT フェルト



FE-1967



Fabric

ファブリック



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

品番	ロールサイズ	材料設計価格
NU-MT	W1,220mm×L50m	¥12,100/㎡



NU-1942MT



NU-1941MT



NU-1940MT




NU-1935MT



NU-1934MT



NU-1943MT



NU-1938MT



NU-1936MT



NU-1939MT





1 ST-2170MT

2 PW-2308MT

3 NU-2176MT



NU-2176MT/NU-2175MT/NU-2177/NU-2179/NU-2178



1

2

3

1 ME-2172

2 ME-2291AR

3 SU-2231MT



2

4

1

3

1 AE-2151

2 PA-180DG

3 AE-2165MT

4 ME-2173

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。
① 3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。✂ 選定時及び施工時、特に取り扱いに注意が必要な品番です。詳細は表紙裏の冊子のP.11-15を参照ください。
MT 品番末尾にMTがついている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP.11を参照ください。

 **GOOD DESIGN
AWARD 2019**
Gマーク対象製品は品番末尾にMTがついている製品です

Suède / Leather

スエード／レザー



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE-MT、 SU-MT	W1,220mm×L50m	¥12,100/㎡



SU-2233MT スエード




SU-2231MT スエード




SU-2234MT スエード




SU-2235MT スエード




AE-1931MT コルクレザー



SU-2232MT スエード



AE-1932MT コルクレザー



AE-1933MT コルクレザー



Oxidized Metal

オキシダイズドメタル



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡
ME	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡



ME-2172 溶融亜鉛メッキ



ME-2173 銅燻




AE-1954 オキシダイズド



ME-2024 真鍮



ME-2022 硫化イブシ



ME-2023 硫化イブシ



ME-2174 黒錆

A

B

C

D

E

F

G

Matte / Others

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。① 3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。ㄥ 選定時及び施工時、特に取り扱いに注意が必要な品番です。詳細は表紙裏の冊子のP.11-15を参照ください。
MT 品番末尾にMTがついている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP.11を参照ください。

⚡ ARシリーズ：耐傷性能
機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。

 **GOOD DESIGN
AWARD 2019**
Gマーク対象製品は品番末尾にMTがついている製品です

Metallic Palette

メタリック パレット

品番	ロールサイズ	材料設計価格
ME	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡
ME-AR	W1,220mm×L25m	¥11,600/㎡※
ME-MT	W1,220mm×L50m	¥12,100/㎡

※特殊掛率品


A




ME-2251MT マット



ME-2252MT マット



ME-2253MT マット



ME-2254MT マット



ME-2255MT マット




B



ME-2261 セミマット



ME-2262 セミマット



ME-2263 セミマット



ME-2264 セミマット



ME-2265 セミマット

C



ME-2271 ヘアライン



ME-2272 ヘアライン



ME-2273 ヘアライン



ME-2274 ヘアライン



ME-2275 ヘアライン

D



⚡ ME-2281AR オキシダイズド



⚡ ME-2282AR オキシダイズド



⚡ ME-2283AR オキシダイズド



⚡ ME-2284AR オキシダイズド




⚡ ME-2285AR オキシダイズド


E



⚡ ME-2291AR ランダムライン



⚡ ME-2292AR ランダムライン



⚡ ME-2293AR ランダムライン



⚡ ME-2294AR ランダムライン



⚡ ME-2295AR ランダムライン

F

Smooth Metal

スームスメタル

品番	ロールサイズ	材料設計価格
VM-MT	W1,220mm×L25m	¥15,700/㎡


G



VM-1855MT



VM-1990MT



VM-1862MT



ME-2251MT





1 ME-2285AR

2 ME-2265

3 ME-2252MT

4 ME-2284AR



1 - 2
ME-2253MT - ME-2254MT

3 - 6
ME-2262 - ME-2265

7 - 11
ME-2271 - ME-2275

12 - 15
ME-2282AR - ME-2285AR

16 - 18
ME-2293AR - ME-2295AR



■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。① 3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。✂ 選定時及び施工時、特に取り扱いに注意が必要な品番です。詳細は表紙裏の冊子のP.11-15を参照ください。
MT 品番末尾にMTがついている製品は、特殊コーティングを使用して艶消しの風合いを出しています。取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP.11を参照ください。

ARシリーズ：耐傷性能
機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。

 **GOOD DESIGN
AWARD 2019**
Gマーク対象製品は品番末尾にMTがついている製品です

Solid Color

ソリッドカラー

PS-3xxMTは、これまでのPS-MTシリーズのマットな外観を維持したまま、耐傷付き性、耐汚れ性をさらに向上させた製品です。濃色は差を認識しやすいため、同じ面への施工は新旧品番の混在は避け、必ず同一品番をご使用ください。PS-1870MTはPS-3870MTと外観・質感が若干異なりますので、シーンに応じてご確認ください。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PS-MT	W1,220mm x L50m	¥9,700/㎡



PS-3094MT/PS-3101MT/PS-3100MT/PS-3099MT/PS-3093MT/PS-3092MT/PS-3989MT/PS-3095MT/PS-3098MT/PS-3096MT/PS-3097MT

1

2

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。
☀️約3～5年の耐候性※がありますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。
☀️は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。

☑️ DGシリーズ：ガラス用

機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。

※ 耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

Metallic Wood

メタリックウッド



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧ください

品番	ロールサイズ	材料設計価格
MW	W1,220mm x L50m	¥12,100/㎡
MW- DG	W1,220mm x L25m	¥13,800/㎡※

※特殊掛率品



MW-1416 デザインウッド 縦目



MW-1833 オーク 板目



MW-1418 レッドウッド 縦目



MW-1832 オーク 板目



MW-1783 エルム 板目



MW-1419 レッドウッド 縦目
☑️ MW-1419DG



MW-777 エボニー／コクタン 縦目

Chipboard

チップボード



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧ください

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE	W1,220mm x L50m	¥9,700/㎡



AE-2168 チップボード



AE-2168

A

B

C

D

E

F

G

Wood



A



FW-1761 デザインウッド デザイン



FW-1683 ウォールナット 板証



FW-1765 オーク 板目

B



FW-788 オーク 証目

C



FW-1138 ホウノキ 証目
FW-1138AR



FW-1139HNEO ホウノキ (横) 証目



FW-336 アッシュ/タモ 板証



FW-1261 メイプル 板証

D



FW-7017 オーク 証目
FW-7017AR



FW-1208 ウォールナット 証目



FW-1980 ヒノキ 証目

E



FW-1255 オーク 板証



FW-1207 ウォールナット 証目

F



FW-1207 / ME-1434



FW-1210 ウォールナット 板目



FW-1217 チェスナット/栗 板証

G

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。
☀️ 約3～5年の屋外耐候性※を有します。☀️ 約3～5年の耐候性※がありますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。
☀️☀️は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。

☑️ 抗ウイルス・抗菌シリーズ ☑️ EXシリーズ：約10年の屋外耐候性※ ☑️ DGシリーズ：ガラス用
☑️ ARシリーズ：耐傷性能 ☑️ NEOシリーズ：抗菌・防カビ性能
機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。
※ 耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW	W1,220mm x L50m	¥10,200/㎡
FW-AR	W1,220mm x L25m	¥11,600/㎡※
FW-DG	W1,220mm x L25m	¥13,800/㎡※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW-EX	W1,220mm x L50m	¥12,100/㎡※
FW-NEO	W1,220mm x L50m	¥10,200/㎡※
FW-PV	W1,200mm x L50m	¥9,700/㎡※

※特殊掛率品



FW-1981 ヒノキ 縦目



FW-1211 バーチ 板紐



FW-1214 エルム 縦目
☑️ FW-1214EX



FW-1258 アッシュ/タモ 板紐



FW-1129 オーク 縦目
☑️ FW-1129AR ☑️ FW-1129EX
☑️ FW-1129DG



FW-1130H オーク (横) 縦目
☑️ FW-1130HNEO



FW-1766 オーク 板紐



FW-1256 オーク 板紐
☑️ FW-1256NEO ☑️ FW-1256PV



FW-1291 オーク 縦目



FW-1988 チェスナット/栗 縦目



FW-1285 オーク 板紐



FW-1289 オーク 板紐



FW-1272 チーク 縦目



FW-1262 メイプル 板紐
☑️ FW-1262PV



FW-1279 チェリー 縦目



FW-1293 アッシュ/タモ 板紐
☑️ FW-1293AR



FW-1810 チェスナット/栗 縦目



FW-1972 アッシュ/タモ 板紐

A

B

C

D

E

F

G

Wood



A



FW-1974 イペ 板



FW-1304 オーク 板



FW-1767 オーク 板



FW-1307 パイン/ラッチ 板

B



FW-1987 オーク 板



FW-1302 チーク 板



FW-1978 ヒッコリー 板

C

D



FW-1976 チェスナット/栗 板



FW-1266 エルム 板



FW-1215 エルム 板




FW-1273 チーク 板


E



FW-1977 チェスナット/栗 板
☒ FW-1977PV



FW-337 アッシュ/タモ 板
☒ FW-337AR ☒ FW-337NEO



FW-1259 アッシュ/タモ 板
☒ FW-1259NEO

F



FW-1983 ウォールナット 板



FW-1294 アッシュ/タモ 板
☒ FW-1294AR



FW-1770 オーク 板



FW-1770

G

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。
☀️約3〜5年の屋外耐候性※を有します。☀️は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。

☒抗ウイルス・抗菌シリーズ ☒EXシリーズ：約10年の屋外耐候性※ ☒DRシリーズ：玄関ドア用
☒ARシリーズ：耐傷性能 ☒NEOシリーズ：抗菌・防カビ性能
機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。
※ 耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

品番		ロールサイズ	材料設計価格
FW		W1,220mm x L50m	¥10,200/㎡
FW-AR		W1,220mm x L25m	¥11,600/㎡※
FW-DR		W1,000mm x L30m	¥13,800/㎡※

品番		ロールサイズ	材料設計価格
FW-EX		W1,220mm x L50m	¥12,100/㎡※
FW-NEO		W1,220mm x L50m	¥10,200/㎡※
FW-PV		W1,200mm x L50m	¥9,700/㎡※

※特殊掛率品



FW-1212 バーチ 板



FW-1265 エルム 板
☒FW-1265NEO



FW-236 オーク 板
☒FW-236AR ☒FW-236EX



FW-1805 チーク 板
☒FW-1805EX



FW-1296 アッシュ／タモ 板



FW-1122 ウォールナット 板
☒FW-1122AR ☒FW-1122EX



FW-1257 オーク 板
☒FW-1257DR



FW-1286 オーク 板



FW-1023 ウォールナット 板
☒FW-1023EX



FW-1306 オーク ブロック



FW-1755 ウォールナット 板



FW-1734H ウォールナット ブロック



FW-1278 オリーブ 板



FW-502 ウォールナット 板



FW-1735H ウォールナット ブロック
☒FW-1735HNEO



FW-7011 クスノキ 板
☒FW-7011AR ☒FW-7011EX



FW-1763 ウエンジュ 板



FW-1021 ウォールナット 板



FW-656 ゼブラウッド 板

A

B

C

D

E

F

G

Wood

Fine Wood

ファインウッド



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

A



FW-327 ビーチ/ブナ 板柢



FW-1283 チェリー 柢目



FW-237 オーク 柢目



FW-1743 ウォールナット 板目

B



FW-234 チェリー 柢目



FW-1123 ウォールナット 柢目
FW-1123EX



FW-608H ウォールナット (横) 柢目



C



FW-1737 チェリー 柢目



FW-1276 ウォールナット 板柢



FW-795 ウォールナット 柢目



FW-1331 ウォールナット 板目



D



FW-1280 チェリー 柢目
FW-1280AR



FW-1125 チーク 柢目



E



FW-612 チェリー 柢目



FW-655 チェリー 板目



FW-1738 チェリー 柢目



FW-677 マホガニー 柢目



F



FW-888 アニグレ 柢目



G



FW-1281 チェリー 柢目



FW-233 ウォールナット 柢目
FW-233AR FW-233EX



FW-889 アニグレ 柢目
FW-889DR



FW-7006 ウォールナット 板柢
FW-7006EX



■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。
☀️約3〜5年の屋外耐候性※を有します。☀️は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。

🔥ARシリーズ：耐傷性能 🦠NEOシリーズ：抗菌・防カビ性能 🪟DGシリーズ：ガラス用
🪟EXシリーズ：約10年の屋外耐候性※ 🚪DRシリーズ：玄関ドア用
機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。
※耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

品番		ロールサイズ	材料設計価格
FW		W1,220mm×L50m	¥10,200/㎡
FW-AR		W1,220mm×L25m	¥11,600/㎡※
FW-DG		W1,220mm×L25m	¥13,800/㎡※

品番		ロールサイズ	材料設計価格
FW-DR		W1,000mm×L30m	¥13,800/㎡※
FW-EX		W1,220mm×L50m	¥12,100/㎡※
FW-NEO		W1,220mm×L50m	¥10,200/㎡※

※特殊掛率品

FW-7008ウォールナット板目
🪟FW-7008EX

☀️

FW-1022ウォールナット板証
🔥FW-1022AR 🪟FW-1022EX
🪟FW-1022DG

☀️

FW-609Hウォールナット〈横〉証目
🪟FW-609HEX 🦠FW-609HNEO

☀️

FW-1113ウォールナット証目
🪟FW-1113EX 🚪FW-1113DR

☀️

FW-1277ウォールナット板証
🦠FW-1277NEO

☀️

FW-650ウォールナット証目
🪟FW-650EX

☀️

FW-613ウォールナット板証

☀️

FW-1744ウォールナット板目

☀️

FW-332ウォールナット板目

☀️

FW-232アニグレ証目

☀️

FW-886マホガニー証目

☀️

FW-240カリン板証

☀️

FW-1124チーク証目
🪟FW-1124EX 🚪FW-1124DR

☀️

FW-1039Hチーク〈横〉証目

☀️

FW-887マホガニー証目
🪟FW-887EX

☀️

FW-1137マホガニー証目

☀️

FW-1020ウォールナット板目

☀️

A

B

C

D

E

F

G

Wood

1234

47

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。
☀ 約3～5年の屋外耐候性※を有します。☀ は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。

☀ ARシリーズ：耐傷性能
☀ EXシリーズ：約10年の屋外耐候性※
機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。
※ 耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

☀ NEOシリーズ：抗菌・防カビ性能
☀ DRシリーズ：玄関ドア用

Fine Wood

ファインウッド



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧ください

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW	W1,220mm×L50m	¥10,200/㎡
FW-AR	W1,220mm×L25m	¥11,600/㎡※
FW-DR	W1,000mm×L30m	¥13,800/㎡※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW-EX	W1,220mm×L50m	¥12,100/㎡※
FW-NEO	W1,220mm×L50m	¥10,200/㎡※

※特殊掛率品



FW-606H ゼブラウッド〈横〉柎目



FW-1746 エルム 柎目



FW-625 オーク 柎目

☀ FW-625AR ☀ FW-625EX



FW-7015 チーク 板目



FW-7009 ウォールナット 板目



FW-1282 チェリー 柎目



FW-1037 マホガニー 板目



FW-651 ウォールナット 板目

☀ FW-651EX



FW-330 ウォールナット 板目

☀ FW-330AR ☀ FW-330EX

☀ FW-330DR



FW-338 ウォールナット 柎目

☀ FW-338AR



FW-643 エボニー／コクタン 柎目

☀ FW-643EX



FW-1133 ゼブラウッド 柎目



FW-607H ゼブラウッド〈横〉柎目



FW-1135 ローズウッド 柎目



FW-1136H ローズウッド〈横〉柎目


☀ FW-1136HNEO



FW-1752H ウォールナット ブロック



FW-7014 ローズウッド 柎目



FW-1036 プラム 板柎



FW-522 スリムライン 柎目

☀ FW-522EX



FW-627 オーク 柎目

☀ FW-627AR ☀ FW-627EX

☀ FW-627DR



FW-1288 オーク 板柎



FW-618 ウエンジュ 柎目

☀ FW-618EX







■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。

☀️約3〜5年の屋外耐候性※を有します。☀️は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。

🔥ARシリーズ：耐傷性能

🔥EXシリーズ：約10年の屋外耐候性※

機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。

※耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

☑️DGシリーズ：ガラス用

品番		ロールサイズ	材料設計価格
FW		W1,220mm x L50m	¥10,200/㎡
FW-AR		W1,220mm x L25m	¥11,600/㎡※
FW-DG		W1,220mm x L25m	¥13,800/㎡※

品番		ロールサイズ	材料設計価格
FW-EX		W1,220mm x L50m	¥12,100/㎡※
※特殊掛率品			



FW-1216 エルム 楳目



FW-1275 ティネオ 楳目



FW-1986 オーク 楳目



FW-1290 オーク 板楳



FW-1301 オーク 板楳



FW-1975 イベ 板楳



FW-1127 オーク 板目



FW-640 桐 楳目
🔥 FW-640EX



FW-7007 チーク 楳目



FW-324 バルダオ 楳目
🔥 FW-324EX



FW-1979 ヒッコリー 板目



FW-1751 ウォールナット 板楳
🔥 FW-1751AR ☑️ FW-1751DG



FW-641 バイン／ラーチ 楳目



FW-1970 バイン／ラーチ 板目



FW-1985 ウエンジュ 板目



FW-1757 デザインウッド(焼杉) 楳目

A

B

C

D

E

F

G

Wood

Wood Grain

ウッドグレイン



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

Wood

A



WG-657 デザインウッド デザイン
WG-657EX



WG-1846 チェリー 柎目



WG-1365 ウォールナット 板柎



WG-2078 バイン/ラーチ ブロック



WG-1067 プラム 板柎

B



WG-1709 ウォールナット 柎目
WG-1709PV



WG-1046 エルム 板柎



WG-247 シカモア 柎目



WG-1339 オーク 柎目

C



WG-1343 アッシュ/タモ 柎目



WG-2049 オーク 柎目



WG-1705 ウォールナット 柎目



WG-376 オーク 柎目



WG-2076 オーク ブロック

D



WG-1344 アッシュ/タモ 柎目



WG-2083H ウォールナット (横) 柎目



WG-1705 ウォールナット 柎目



WG-1220 オーク 柎目



WG-467 アッシュ/タモ 板柎

E



WG-1340 オーク 柎目



WG-960 アッシュ/タモ 板柎
WG-960EX



WG-1378 メイプル 柎目



WG-1141 チーク 板柎
WG-1141PV



WG-2073 アッシュ/タモ 板柎

F



WG-1838 オーク 柎目



WG-960 アッシュ/タモ 板柎
WG-960EX



WG-964 オーク 板柎



WG-166 オーク 板柎



WG-2070 チェスナット/栗 柎目

G



WG-1144 オーク 板柎
WG-1144EX



WG-2085 オーク 板目



WG-1143 アッシュ/タモ 柎目
WG-1143EX



WG-1710 オーク 柎目



WG-696 オーク 板柎

H




WG-1837 ウォールナット 柎目



WG-1840 ウォールナット 柎目



WG-1337 ティネオ 柎目



WG-947 アッシュ/タモ 板柎

Wood Grain

ウッドグレイン



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG	W1,220mm x L50m	¥7,600/㎡
WG-EX	W1,220mm x L50m	¥9,400/㎡※

※特殊掛率品

A



WG-2071 チェスナット/栗 柎目



WG-1360 チェリー 柎目



WG-2080H ウォールナット〈横〉柎目



WG-1140 チーク 板柎
WG-1140EX

B



WG-763 パーズアイメイプル 杣



WG-865 チェリー 板目



WG-943 オーク 板柎



WG-1142 チェリー 板目



WG-697 オーク 板柎

C



WG-841 アルダー 柎目



WG-1359 オーク 板目



WG-1375 チェリー 板目



WG-7022 チーク 板目

D



WG-879 メイプル 柎目



WG-2862 ウォールナット 板柎



WG-364 プピンガ 杣



WG-940 プラム 板柎



WG-417 デザインウッド デザイン

E

Wood Grain Gloss

ウッドグレイングロス



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG-GN	W1,220mm x L25m	¥8,700/㎡

F



WG-1711GN シカモア 柎目

G

H



WG-763GN パーズアイメイプル 杣



WG-364GN プピンガ 杣



WG-763GN

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。
☀ 約3～5年の屋外耐候性※を有します。☀ は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。

🔌 ARシリーズ：耐傷性能
🔌 EXシリーズ：約10年の屋外耐候性※
機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。
※ 耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

Wood Grain

ウッドグレイン



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG	W1,220mm x L50m	¥7,600/㎡
WG-AR	W1,220mm x L25m	¥11,600/㎡※
WG-EX	W1,220mm x L50m	¥9,400/㎡※

※特殊掛率品



WG-1703 ウォールナット 楕目



WG-1353 アッシュ/タモ 楕目 ☀



WG-2086 オーク 板目



WG-2072 チェスナット/栗 楕目



WG-1342 オーク 楕目 ☀



WG-2082H ウォールナット〈横〉楕目



WG-1336



WG-1336 ティネオ 楕目 ☀



WG-2087 オーク 板目



WG-2075 アッシュ/タモ 板楕 ☀



WG-1368 ウォールナット 板楕




WG-1848 ウォールナット 楕目



WG-1708 ウォールナット 板楕



WG-1196 ブラックリンバ 楕目 ☀



WG-695 オーク 板楕 ☀
🔌 WG-695EX



WG-2042 ウォールナット 板楕 ☀



WG-1706 ウォールナット 板楕 ☀



WG-1369 ウォールナット 板楕 ☀



WG-2084H ウォールナット〈横〉楕目



WG-1370 ウォールナット 板楕 ☀



WG-1348 アッシュ/タモ 楕目 ☀



WG-157 チーク 板楕



WG-1371 ウォールナット 板楕 ☀



WG-1349 アッシュ/タモ 楕目 ☀



WG-1372 ウォールナット 板楕 ☀
🔌 WG-1372AR



WG-1057 チェリー 板目 ☀



WG-2019 ウォールナット 板楕 ☀



WG-1841 ウォールナット 楕目 ☀



WG-2033 ウォールナット 板楕 ☀



WG-1704 ウォールナット 楕目 ☀

A

B

C

D

E

F

G

H

Wood

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。
☀️約3～5年の屋外耐候性※を有します。☀️は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。

🔥ARシリーズ：耐傷性能
🔥EXシリーズ：約10年の屋外耐候性※
機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。
※ 耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

Wood Grain

ウッドグレイン



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG	W1,220mm×L50m	¥7,600/㎡
WG-AR	W1,220mm×L25m	¥11,600/㎡※
WG-EX	W1,220mm×L50m	¥9,400/㎡※

※特殊掛率品

A



WG-1146 マホガニー 柱目 ☀️



WG-1064 ヒッコリー 板柱 ☀️



WG-7024 カリン 板目
🔥 WG-7024AR 🔥 WG-7024EX



WG-693 プリマベラ 柱目 ☀️



WG-1390 ゼブラウッド 柱目 ☀️

B



WG-1816 マホガニー 柱目



WG-7023 チーク 板目 ☀️



WG-1147 カリン 柱目 ☀️




WG-159 ローズウッド 板柱 ☀️

C



WG-1836 ウォールナット 柱目 ☀️



WG-1350 アッシュ/タモ 柱目 ☀️



WG-2048 オーク 柱目 ☀️



WG-1373 ウォールナット 板柱 ☀️



WG-1066 プラム 板柱 ☀️

D



WG-1818 タガヤサン 板柱 ☀️



WG-1364 チェリー 柱目 ☀️



WG-1063 ヒッコリー 板柱 ☀️



WG-664 エボニー/コクタン 柱目 ☀️



WG-1391 ゼブラウッド 柱目 ☀️

E



WG-1374 ウォールナット 板柱 ☀️



WG-1376 チーク 板柱 ☀️



WG-1044 エルム 板柱
🔥 WG-1044EX



WG-1391 ゼブラウッド 柱目 ☀️



WG-2707 ゼブラウッド 柱目 ☀️

F



WG-1376



WG-1044 エルム 板柱
🔥 WG-1044EX



WG-1052 カヤ 柱目 ☀️




WG-156 アッシュ/タモ 板柱 ☀️


G



WG-1070 エボニー/コクタン 柱目 ☀️



WG-2041 ウォールナット 板柱 ☀️



WG-1835 オーク 板目 ☀️

H



WG-2047 オーク 柱目 ☀️



WG-1050 オーク 柱目 ☀️



WG-428 デザインウッド デザイン ☀️



1 PW-2307MT

2 ST-2170MT

3 ME-2275

4 PS-2904MT

Metal

メタル



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

Metal

A



ME-1466 ヘアライン
ME-1466AR



ME-1467
ME-1467AR



CH-2117 クロスヘアライン



CH-1627 クロスヘアライン



BW-1310 ビッグウェーブ ⓘ

B



ME-1716 ヘアライン
ME-1716DG



ME-433
ME-433AR



CH-1677 クロスヘアライン



ME-432
ME-432AR ME-432DG



ME-904 ヘアライン
ME-904AR ⓘ

C



CH-1676 クロスヘアライン



ME-1435 ヘアライン



ME-388 バイブレーション ⓘ



PA-045
PA-045AR ⓘ



VM-1691 プラチナ箔 ⓘ

E



CH-1628 クロスヘアライン
CH-1628AR



LW-1085 リトルウェーブ ⓘ



ME-1434 ヘアライン
ME-1434DG ⓘ



CH-2116 クロスヘアライン ⓘ



ME-396 ヘアライン
ME-396AR ⓘ

F




ME-391 バイブレーション ⓘ



ME-1781 ヘアライン
ME-1781AR ⓘ



PA-185 ⓘ




PA-389
PA-389AR PA-389EX ⓘ



CH-2118 クロスヘアライン

G



ME-431
ME-431AR ⓘ



AM-1700 メタルファブリック ⓘ



VM-1489 クロスヘアライン ⓘ



CH-1631 クロスヘアライン
CH-1631AR ⓘ

H



CH-1630 クロスヘアライン
CH-1630AR ⓘ



ME-379 ヘアライン
ME-379DG ⓘ



ME-1684 ヘアライン
ME-1684AR ⓘ



ME-1685 ヘアライン
ME-1685AR ⓘ



ME-1175 ヘアライン ⓘ

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。

☀ 約3～5年の屋外耐候性※を有します。☀ 約3～5年の耐候性※がありますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。

☀☀ は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。🔴 3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。

🔴 選定時及び施工時、特に取り扱いに注意が必要な品番です。詳細は表紙裏の冊子のP.11-15を参照ください。

🔴 ARシリーズ：耐傷性能

🔴 EXシリーズ：約10年の屋外耐候性※

機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。

※ 耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

品番			ロールサイズ	材料設計価格
AM	W1,220mm×L50m	¥13,200/㎡		
BW, LW	W1,220mm×L50m	¥8,700/㎡		
CH, ME	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡		

品番			ロールサイズ	材料設計価格
CH-AR、ME-AR、PA-AR	W1,220mm×L25m	¥11,600/㎡※		

品番			ロールサイズ	材料設計価格
ME-DG、PA-DG	W1,220mm×L25m	¥13,800/㎡※		
PA	W1,220mm×L50m	¥8,700/㎡		

品番			ロールサイズ	材料設計価格
PA-EX	W1,220mm×L50m	¥9,400/㎡※		
VM	W1,220mm×L25m	¥13,200/㎡		

※特殊掛率品



CH-1629 クロスヘアライン
🔴 CH-1629AR



PA-180
🔴 PA-180AR 🔴 PA-180DG



PA-046



ME-1223 ヘアライン




PA-039
🔴 PA-039EX



VM-1487 クロスヘアライン



ME-1997 ヘアライン



AM-1696 メタルファブリック



VM-1692 金箔



VM-1695 クロスヘアライン



PA-320



VM-1693 銅箔



PA-683
🔴 PA-683AR



ME-486 ヘアライン



VM-1694 クロスヘアライン



ME-1224 ヘアライン



ME-380 ヘアライン



VM-305 ヘアライン



PA-390
🔴 PA-390EX




PA-038
🔴 PA-038EX

ME-1224 ヘアライン


ME-380 ヘアライン

ME-1225 ヘアライン


ME-1174 ヘアライン



PA-183
🔴 PA-183AR



PA-187
🔴 PA-187AR 🔴 PA-187EX



PA-181
🔴 PA-181AR 🔴 PA-181EX



LW-1083 リトルウェーブ



VM-1488 クロスヘアライン

A

B

C

D

E

F

G

H

Metal

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。
☀ 約3～5年の屋外耐候性※を有します。☀ 約3～5年の耐候性※がありますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。
☀☀ は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。❗ 3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。
☞ 選定時及び施工時、特に取り扱いに注意が必要な品番です。詳細は表紙裏の冊子のP.11-15を参照ください。

☑ DGシリーズ：ガラス用
機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。
※ 耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

Metal

メタル



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

品番	ロールサイズ	材料設計価格
BW	W1,220mm×L50m	¥8,700/㎡
CA、TE	W1,220mm×L50m	¥12,100/㎡
ET	W1,220mm×L25m	¥15,700/㎡

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FA、ME、RS	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡
PA	W1,220mm×L50m	¥8,700/㎡



ET-1773 偏光



ET-1775 偏光



ET-1772 偏光



CA-419 カーボン(綾織り)



FA-1963 ウェーブ



PA-178



PA-175



PA-036



TE-1650 カーボン(平織り)



FA-1963 ウェーブ



CA-418 カーボン(綾織り)



CA-422 カーボン(綾織り)



TE-1713



BW-1315 ビッグウェーブ




RS-1190 ランダムスクエア




CA-418 カーボン(綾織り)



CA-1170 カーボン(綾織り)



CA-421 カーボン(綾織り)



FA-1161 ウェーブ

☑ FA-1161DG



RS-1189 ランダムスクエア



CA-420 カーボン(綾織り)



ET-1775



Metal

1

2

3

4



1

2

3

1 DW-2213MT 2 ME-2025 3 DW-2203MT



1

2

3

1 ME-1961 2 RT-1827 3 PW-2316MT

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。
☀ 約3～5年の屋外耐候性※を有します。☀ 約3～5年の耐候性※がありますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。
☀☀は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。① 3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。

☑ DGシリーズ：ガラス用
機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。
※ 耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE、FA、RS、RT	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡
AM	W1,220mm×L50m	¥13,200/㎡

品番	ロールサイズ	材料設計価格
BW、LE	W1,220mm×L50m	¥8,700/㎡
CA、TE	W1,220mm×L50m	¥12,100/㎡

品番	ロールサイズ	材料設計価格
ET	W1,220mm×L25m	¥15,700/㎡
FA-DG	W1,220mm×L25m	¥12,700/㎡※
ME	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PA	W1,220mm×L50m	¥8,700/㎡
RT-DG	W1,220mm×L25m	¥13,800/㎡※
VM	W1,220mm×L25m	¥13,200/㎡

※特殊掛率品



ME-2026 オキシダイズド



ME-1961 オキシダイズド



AM-1720 ハンマード



VM-2090 ピンテージ箔



FA-1166



AE-1957 メタリックレザー



ME-2025 真鍮



VM-452 金和紙



ME-147



VM-2035 ピンテージ箔



AE-1643 ピンテージ箔



ME-2020 オキシダイズド



FA-1164



VM-2037 オキシダイズド



VM-2039 黒皮鉄



LE-1109 メタリックレザー



LE-1108 メタリックレザー



VM-2034 ピンテージ箔



RT-1112 硫化イブシ



ME-1469 リン酸亜鉛メッキ




ME-2027 オキシダイズド



RT-1111 硫化イブシ



AE-1956 メタリックレザー



RT-1827 黒皮鉄

☑ RT-1827DG



VM-2036 ピンテージ箔



AE-1952 オキシダイズド



A

B

C

D

E

F

G

H

Metal

Stone / Concrete / Tile

ストーン／コンクリート／タイル



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

A



ST-1831 マーブル
☑ ST-1831DG



FA-1678 モザイクタイル
☑ FA-1678AR ☑ FA-1678DG



AE-1632 スレート
☑ AE-1632AR ☑ AE-1632EX
☑ AE-1632NEO

B

C



AE-1634 セラミック
☑ AE-1634EX



ST-1828 石化木



ST-1588 アラベスカート



CN-1623 コンクリートウッド

D



☑ FA-1527NEO モザイクタイル
☑ FA-1527AR



PC-1181 サンドプaster

E



CN-1958 コンクリート



☑ FA-1680NEO モザイクタイル



PC-758 サンドプaster



CN-1621 コンクリート
☑ CN-1621PV



CN-1622 コンクリート
☑ CN-1622PV

F

G



PC-760 サンドプaster



AE-1635 セラミック
☑ AE-1635EX



FA-1962 ストーンブリック



☑ FA-1528 モザイクタイル
☑ FA-1528NEO ☑ FA-1528DG

H



ST-1586 グリジオカルニコ

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。
☀️ 約3～5年の屋外耐候性※を有します。☀️ 約3～5年の耐候性※がありますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。
☀️☀️ は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。

☑️ 抗ウイルス・抗菌シリーズ ☑️ EXシリーズ：約10年の屋外耐候性※ ☑️ DGシリーズ：ガラス用
☑️ ARシリーズ：耐傷性能 ☑️ NEOシリーズ：抗菌・防カビ性能
機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。
※ 耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE-FA	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡
AE-AR、 FA-AR、 ST-AR	W1,220mm×L25m	¥11,600/㎡※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE-EX、 FA-EX、 ST-EX	W1,220mm×L50m	¥10,200/㎡※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE-NEO、 FA-NEO、 ST-NEO	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
CN、PC、ST	W1,220mm×L50m	¥8,700/㎡
CN-PV	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡※
FA-DG、 ST-DG	W1,220mm×L25m	¥12,700/㎡※

※特殊掛率品



AE-1955



ST-736 マーブル
☑️ ST-736AR ☑️ ST-736EX
☑️ ST-736NEO



ST-737 マーブル



ST-1829 石化木



☑️ ST-1195NEO ライムストーン



PC-672 サンドブラスター



☀️ PC-491 サンドブラスター



FA-2169



☀️ PC-1179 サンドブラスター



☀️ PC-1178 サンドブラスター



FA-2169 ブリック



☀️ FA-592 錆石



☑️ ST-1587DG
ST-1587 グリジオカルニコ



☀️ AE-1645 左官



☀️ FA-1531 左官



☑️ FA-1530AR ☑️ FA-1530EX
FA-1530 錆石



☀️ AE-1951



☀️ AE-1636AR
AE-1636 セラミック



☀️ AE-1646 左官



☀️ AE-1633AR ☑️ AE-1633NEO
AE-1633 スレート



☑️ ST-442EX
ST-442 グラニット

A

B

C

D

E

F

G

H

Stone
Concrete / Tile

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。
☀ 約3～5年の屋外耐候性※を有します。☀ 約3～5年の耐候性※がありますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。
☀☀ は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。① 3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。

☑ 抗ウイルス・抗菌シリーズ ☑ DGシリーズ：ガラス用
① NEOシリーズ：抗菌・防カビ性能
機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。
※ 耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

Textile

テキスタイル



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FA、FE、 NU、SI	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡
FA-DG、 NU-DG	W1,220mm×L25m	¥12,700/㎡※

品番	ロールサイズ	材料設計価格
NU-NEO	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡※
SI-PV、 NU-PV	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡※

※特殊掛率品



NU-2012



NU-2013



FE-804




SI-1686 シルク
☑ SI-1686PV



NU-2014



NU-1790



FE-813



NU-1785



NU-1240



NU-1789




NU-1791
☑ NU-1791PV



FE-813



NU-1785



NU-1786
☑ NU-1786NEO ☑ NU-1786DG



NU-1789



NU-1792



NU-1238



FE-801



NU-2010 麻



NU-2009 麻



NU-1795 ウッドファブリック



NU-2008 メタルファブリック



NU-2011 メタルファブリック



NU-2005 メタルファブリック




NU-2002 ウッドファブリック




NU-2008 メタルファブリック



SI-1688 シルク



NU-2001 ウッドファブリック



NU-2003 メタルファブリック



NU-2006 メタルファブリック



NU-2007 メタルファブリック




FA-1156 メタルファブリック
☑ FA-1156DG



NU-2001 ウッドファブリック



NU-2008



NU-1238

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。
☀ 約3～5年の屋外耐候性※を有します。☀ 約3～5年の耐候性※がありますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。
☀☀ は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。
① 3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。

⚡ ARシリーズ：耐傷性能
☀ EXシリーズ：約10年の屋外耐候性※
機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。
※ 耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

🛡 NEOシリーズ：抗菌・防カビ性能

🚪 DRシリーズ：玄関ドア用

Leather

レザー



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

品番	ロールサイズ	材料設計価格
LE	W1,220mm×L50m	¥8,700/㎡
LE-DR	W1,000mm×L30m	¥12,700/㎡※
LE-EX	W1,220mm×L50m	¥9,400/㎡※

※特殊掛率品



LE-1105



LE-1552



LE-2128




LE-2741



LE-2782



LE-1106



LE-703

🛡 LE-703EX 🚪 LE-703DR



LE-1104



LE-1171



LE-1551

Abstract

アブストラクト



こちらのQRコードから
大柄画像をご覧いただけます

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AE, FA, FE, HS, LZ, PT, SE	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡
LE, LW, PG	W1,220mm×L50m	¥8,700/㎡

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PT-AR, SE-AR	W1,220mm×L25m	¥11,600/㎡※
PT-NEO	W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡※

※特殊掛率品



LW-1081 リトルウェーブ



AE-1953 ペイント



LZ-461



HS-1655



SE-567
⚡ SE-567AR



FA-1153



FA-1167



FA-1521



PT-346
🛡 PT-346NEO



PT-735



SE-570



PT-347



PT-345
⚡ PT-345AR



SE-568
⚡ SE-568AR



PG-197



PG-190



FA-688 和紙



FE-1730 和紙



HS-1656





Leather / Abstract






























Solid Color

ソリッドカラー

3M™ ダイノック™ フィルム
PS-MTシリーズ
(マットシリーズ)

品番末尾に **MT** が付いている製品 (品番白抜き記載) は、マットシリーズです。特殊コーティングをフィルム表面に施すことにより、鏡面反射を極力抑え、拡散反射によって、より上質な素材感を表現することが可能となりました。

取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP.11を参照ください。「**多**」が表記されている品番については、特に取り扱いに注意が必要な品番です。
PS-3xxxMTは、これまでのPS-MTシリーズのマットな外観を維持したまま、耐傷付き性、耐汚れ性をさらに向上させた製品です。濃色は差を認識しやすいため、同じ面への施工は新旧品番の混在は避け、必ず同一品番をご使用ください。PS-1870MTはPS-3870MTと外観・質感が若干異なりますので、シーンに応じてご確認ください。

A	 HG-1205	 PS-3904MT (旧品番: PS-1904MT)	 PS-503 PS-503DG	 PS-959 PS-959EX	 PS-1188	 PS-3989MT (旧品番: PS-1989MT)
B	 PS-001AR	 PS-1187	 PS-003AR	 PS-002AR	 PS-957 PS-957SR	 PS-3865MT (旧品番: PS-1865MT)
C	 PS-976 PS-976EX PS-976SR	 PS-983	 PS-998	 PS-975	 PS-955 PS-955NEO PS-955SR	 PS-954 PS-954SR
D	 PS-1186	 PS-1185	 PS-004AR	 PS-1437	 PS-3091MT (旧品番: PS-2091MT)	 PS-3866MT (旧品番: PS-1866MT)
E	 PS-090 PS-090EX	 PS-3864MT (旧品番: PS-1864MT)	 PS-1184	 PS-1438	 PS-005AR	 PS-952
F	 PS-048	 PS-073	 PS-091	 PS-971	 PS-3092MT (旧品番: PS-2092MT)	 PS-950
G	 PS-075	 PS-093	 PS-3863MT (旧品番: PS-1863MT)	 PS-3099MT (旧品番: PS-2099MT)	 PS-3093MT (旧品番: PS-2093MT 多)	 PS-949
H	 PS-027	 PS-022	 PS-3095MT (旧品番: PS-2095MT)	 PS-006AR	 PS-3100MT (旧品番: PS-2100MT 多)	 PS-3869MT (旧品番: PS-1869MT 多)
I	 PS-3098MT (旧品番: PS-2098MT)	 PS-034	 PS-3096MT (旧品番: PS-2096MT 多)	 PS-1439	 PS-992	 PS-885
J	 PS-074	 PS-292	 PS-110	 PS-3101MT (旧品番: PS-2101MT 多)	 PS-948	 PS-504 PS-504DG
K	 PS-3867MT (旧品番: PS-1867MT 多)	 PS-1005	 PS-294	 PS-3094MT (旧品番: PS-2094MT 多)	 PS-999	 PS-1183 ^{※2} (旧品番: PS-1183MT)
L	 PS-1440	 PS-007AR	 PS-3097MT (旧品番: PS-2097MT 多)	 PS-1870MT	 PS-008AR	 HG-1201

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不燃番号に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。
☀ 約3～5年の屋外耐候性※を有します。☀ は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。
⚠ 3次元曲面に施工する際はご留意いただくか、施工を避けていただく製品です。
✂ 選定時及び施工時、特に取り扱いに注意が必要な品番です。詳細は表紙裏の冊子のP.11-15を参照ください。

🔧 ARシリーズ：耐傷性能 🛡 NEOシリーズ：抗菌・防カビ性能 🪟 DGシリーズ：ガラス用
🔧 EXシリーズ：約10年の屋外耐候性※ 🛡 SRシリーズ：汚れ防止性能
機能製品は表面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。
※ 耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。

品番		ロールサイズ	材料設計価格	品番		ロールサイズ	材料設計価格	品番		ロールサイズ	材料設計価格
HG		W1,220mm×L50m	¥12,100/㎡	PS-DG		W1,220mm×L25m	¥7,600/㎡※	PS-NEO		W1,220mm×L50m	¥5,400/㎡※
PS		W1,220mm×L50m	¥5,400/㎡	PS-EX		W1,220mm×L50m	¥8,700/㎡※	PS-SR		W1,220mm×L50m	¥6,400/㎡
PS-AR		W1,220mm×L25m	¥7,600/㎡※	PS-MT		W1,220mm×L50m	¥9,700/㎡	※特殊掛率品			



※2 PS-1183は、艶消しの風合いを出すために、表面に特殊樹脂を使用しています。そのため、他の製品に比べて耐汚染性が劣ります。
頻繁に人の手が触れる用途でのご採用はお控えください。また、施工後のフィルムへの光の照射具合によって、表面に筋状のムラが見える場合があります。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Solid Color

Index

品番一覧表

この見本版に表示している価格は、
全て「材料設計価格」です。
施工費および消費税は含まれていません。

品番	座標			価格 (円/㎡)
	ページ	タテ	ヨコ	
AE				
AE-1632	64	A	5	9,700
AE-1633	65	G	4	
AE-1634	64	C	1	
AE-1635	64	G	2	
AE-1636	65	G	2	
AE-1637	31	A	2	
AE-1638	31	A	3	
AE-1639	31	D	1	
AE-1640	31	G	2	
AE-1643	63	C	4	
AE-1645	65	F	2	12,100
AE-1646	65	H	3	
AE-1717	31	C	4	
AE-1718	31	E	1	
AE-1719	31	F	2	
AE-1880MT	27	B	1	
AE-1913MT	27	C	3	
AE-1917MT	27	C	1	
AE-1921MT	27	F	4	
AE-1926MT	31	D	4	
AE-1928MT	27	C	2	9,700
AE-1929MT	31	E	4	
AE-1930MT	27	F	1	
AE-1931MT	35	C	1	
AE-1932MT	35	C	3	
AE-1933MT	35	C	4	
AE-1944MT	27	G	4	
AE-1951	65	H	1	
AE-1952	63	G	5	
AE-1953	68	D	2	
AE-1954	35	E	4	12,100
AE-1955	65	A	1	
AE-1956	63	H	3	
AE-1957	63	B	3	
AE-1959MT	27	B	2	
AE-1960MT	27	G	1	
AE-2149	27	A	1	
AE-2150	27	A	2	
AE-2151	27	D	3	
AE-2152MT	27	D	4	
AE-2153MT	27	F	2	9,700
AE-2154	28	A	2	
AE-2155	28	A	4	
AE-2156	31	A	1	
AE-2157	31	B	1	
AE-2158	31	A	4	
AE-2159	31	F	1	
AE-2160	27	A	3	
AE-2161	27	C	4	
AE-2162MT	27	D	1	
AE-2163MT	31	B	2	
AE-2164MT	31	D	2	
AE-2165MT	31	D	3	
AE-2167MT	31	F	3	
AE-2168	41	F	1	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
AM				
AM-1696	59	B	5	13,200
AM-1700	58	G	3	
AM-1720	63	A	3	

品番	座標			価格 (円/㎡)
	ページ	タテ	ヨコ	
AR キズ防止フィルム				
AE-1632AR	9	K	1	11,600※
AE-1633AR	9	H	6	
AE-1636AR	9	H	7	
CH-1628AR	9	E	1	
CH-1629AR	9	E	2	
CH-1630AR	9	F	6	
CH-1631AR	9	F	7	
FA-1526AR	9	J	7	
FA-1527AR	9	J	6	
FA-1530AR	9	G	6	
FA-1678AR	9	J	5	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
FW-233AR	9	A	6	11,600※
FW-236AR	9	A	4	
FW-330AR	9	B	6	
FW-337AR	9	C	1	
FW-338AR	9	C	5	
FW-625AR	9	C	4	
FW-627AR	9	B	7	
FW-1022AR	9	B	4	
FW-1121HAR	9	C	3	
FW-1122AR	9	B	2	
FW-1129AR	9	A	2	9,700
FW-1138AR	9	A	1	
FW-1280AR	9	A	5	
FW-1293AR	9	A	3	
FW-1294AR	9	C	2	
FW-1751AR	9	C	6	
FW-701AR	9	B	3	
FW-7017AR	9	B	1	
ME-009AR	9	E	3	
ME-396AR	9	F	3	
ME-431AR	9	E	7	11,600※
ME-432AR	9	D	3	
ME-433AR	9	D	2	
ME-904AR	9	F	2	
ME-1466AR	9	F	1	
ME-1467AR	9	D	1	
ME-1684AR	9	F	5	
ME-1685AR	9	G	7	
ME-1781AR	9	F	4	
ME-2281AR	9	G	1	
	36	D	1	
ME-2282AR	9	G	2	9,700
	36	D	2	
ME-2283AR	9	G	3	
	36	D	3	
ME-2284AR	9	G	5	
	36	D	4	
ME-2285AR	9	G	4	
	36	D	5	
ME-2291AR	9	H	1	
	36	E	1	
ME-2292AR	9	H	2	12,100
	36	E	2	
ME-2293AR	8			
	9	H	3	
ME-2294AR	36	E	3	
	9	H	5	
ME-2295AR	36	E	4	
	9	H	4	
PA-045AR	36	E	5	
	9	D	4	
PA-180AR	9	D	5	7,600※
PA-181AR	9	E	5	
PA-183AR	9	D	6	
PA-187AR	9	D	7	
PA-389AR	9	E	6	
PA-683AR	9	E	4	
PS-001AR	9	J	1	
	70	B	1	
PS-002AR	9	I	1	
	70	B	4	
PS-003AR	9	I	2	12,700※
	70	B	3	
PS-004AR	9	I	3	
	70	D	3	
PS-005AR	9	I	4	
	70	E	5	
PS-006AR	9	I	5	
	14			
PS-007AR	70	H	4	
	9	I	6	
PS-008AR	14			7,600※
	70	L	2	
PT-345AR	9	I	7	
	70	L	5	
SE-010AR	9	J	4	
SE-567AR	9	K	2	
SE-568AR	9	K	4	
ST-011AR	9	J	2	
ST-736AR	9	J	3	
WG-1372AR	9	B	5	
WG-7024AR	9	A	7	

※特殊張品です。

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
BW				
BW-1310	58	A	5	8,700

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
BW-1315	60	E	1	8,700

品番	座標			価格 (円/㎡)
	ページ	タテ	ヨコ	
CA				
CA-418	60	D	3	12,100
CA-419	60	C	1	
CA-420	60	F	3	
CA-421	60	E	5	
CA-422	60	D	4	
CA-1170	60	E	4	

品番	座標			価格 (円/㎡)
	ページ	タテ	ヨコ	
CH				
CH-1627	58	A	4	9,700
CH-1628	58	E	1	
CH-1629	59	A	1	
CH-1630	58	H	1	
CH-1631	58	G	5	
CH-1676	58	D	1	
CH-1677	58	B	3	
CH-2116	58	E	4	
CH-2117	58	A	3	
CH-2118	58	F	5	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
CN				
CN-1621	64	E	3	8,700
CN-1622	64	E	5	
CN-1623	64	C	5	
CN-1958	64	E	1	

品番	座標			価格 (円/㎡)
	ページ	タテ	ヨコ	
DG デザインガラスフィルム				
AE-1719DG	15	H	1	12,700※
FA-1156DG	15	F	3	
FA-1161DG	15	F	4	
FA-1528DG	15	G	1	
FA-1678DG	15	D	3	
FW-1022DG	15	F	2	
FW-1129DG	15	F	1	
FW-1751DG	15	G	4	
ME-379DG	15	F	5	
ME-432DG	15	E	1	13,800※
ME-1434DG	15	E	3	
ME-1716DG	15	D	4	
MW-1419DG	15	G	3	
NU-1786DG	15	E	4	12,700※
PA-180DG	15	E	2	13,800※
PS-503DG	15	D	1	7,600※
PS-504DG	15	H	2	
RT-1827DG	15	G	5	13,800※
SI-1613DG	15	E	5	
SI-1689DG	15	D	5	
ST-1587DG	15	G	2	
ST-1831DG	15	D	2	12,700※

※特殊張品です。

品番	座標			価格 (円/㎡)
	ページ	タテ	ヨコ	
DW				
DW-1871MT	24	G	3	12,100
DW-1872MT	24	A	2	
DW-1873MT	23	B	2	
DW-1874MT	23	E	3	
DW-1875MT	22	C	4	
DW-1876MT	23	B	3	
DW-1877MT	23	E	1	
DW-1878MT	23	B	1	
DW-1879MT	25	A	2	
DW-1881MT	24	G	1	
DW-1882MT	25	A	1	
DW-1883MT	23	A	1	
DW-1884MT	23	G	3	
DW-1885MT	25	C	4	
DW-1886MT	24	G	2	
DW-1887MT	25	E	4	
DW-1888MT	22	C	3	
DW-1889MT	22	G	4	
DW-1890MT	23	G	1	
DW-1891MT	23	G	2	
DW-1893MT	24	B	1	
DW-1894MT	22	C	2	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
DW-1896MT	25	G	2	12,100
DW-1897MT	23	C	3	
DW-1898MT	24	C	1	
DW-1899MT	25	B	1	
DW-1900HMT	25	D	1	
DW-1901MT	23	A	2	
DW-1902MT	22	D	4	
DW-1903MT	22	C	1	
DW-1992MT	25	F	2	
DW-1993MT	22	E	4	
DW-2197MT	22	A	1	
DW-2198MT	22	D	1	
DW-2199MT	22	A	3	
DW-2200MT	22	A	4	
DW-2201MT	22	D	2	
DW-2202MT	22	D	3	
DW-2203MT	22	F	1	
DW-2204MT	22	F	4	
DW-2205MT	22	F	3	
DW-2206MT	22	G	3	
DW-2207MT	23	A	3	
DW-2208MT	23	C	1	
DW-2209MT	23	A	4	
DW-2210MT	23	C	4	
DW-2211MT	23	F	4	
DW-2212MT	23	E	2	
DW-2213MT	25	B	2	
DW-2214MT	25	A	3	
DW-2215MT	25	D	3	
DW-2216MT	25	D	2	
DW-2217MT	25	C	3	
DW-2218MT	24	A	1	
DW-2219MT	24	A	3	
DW-2220MT	24	E	3	
DW-2221MT	24	E	1	
DW-2222MT	24	E	4	
DW-2223MT	24	C	2	
DW-2224MT	23	E	4	
DW-2225MT	24	C	4	
DW-2226MT	24	C	3	
DW-2227MT	24	G	4	
DW-2228MT	25	F	1	
DW-2229MT	25	F	3	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
FW-640	51	C	4	10,200
FW-641	51	E	2	
FW-643	48	D	2	
FW-650	47	D	1	
FW-651	48	C	3	
FW-655	46	E	2	
FW-656	45	G	4	
FW-677	46	E	4	
FW-788	42	B	4	
FW-795	46	C	3	
FW-886	47	F	1	10,200
FW-887	47	G	3	
FW-888	46	F	1	
FW-889	46	G	3	
FW-1020	47	F	4	
FW-1021	45	F	4	
FW-1022	47	A	2	
FW-1023	45	C	1	
FW-1036	48	F	2	
FW-1037	48	B	4	
FW-1039H	47	E	3	10,200
FW-1113	47	A	4	
FW-1121H	47	A	3	
FW-1122	45	B	2	
FW-1123	46	B	2	
FW-1124	47	E	2	
FW-1125	46	D	4	
FW-1127	51	C	3	
FW-1129	43	C	2	
FW-1130H	43	C	3	
FW-1133	48	D	3	10,200
FW-1135	48	E	1	
FW-1136H	48	E	2	
FW-1137	47	E	4	
FW-1138	42	C	1	
FW-1207	42	E	2	
FW-1208	42	D	2	
FW-1210	42	F	3	
FW-1211	43	A	2	
FW-1212	45	A	1	
FW-1214	43	A	4	10,200
FW-1215	44	D	3	
FW-1216	51	A	1	
FW-1217	42	F	4	
FW-1255	42	E	1	
FW-1256	43	D	1	
FW-1257	45	B	3	
FW-1258	43	C	1	
FW-1259	44	E	3	
FW-1261	42	C	4	
FW-1262	43	F	1	8,700
FW-1265	45	A	2	
FW-1266	44	D	2	
FW-1272	43	E	4	
FW-1273	44	D	4	
FW-1275	51	B	1	
FW-1276	46	C	2	
FW-1277	47	C	1	
FW-1278	45	E	1	
FW-1279	43	F	2	
FW-1280	46	D	3	8,700
FW-1281	46	G	1	
FW-1282	48	B	3	
FW-1283	46	A	2	
FW-1285	43	D	4	
FW-1286	45	C	4	
FW-1288	48	G	3	
FW-1289	43	E	1	
FW-1290	51	A	3	
FW-1291	43	D	2	
FW-1293	43	G	2	8,700
FW-1294	44	F	2	
FW-1296	45	B	1	
FW-1301	51	C	1	
FW-1302	44	B	2	
FW-1304	44	A	2	
FW-1306	45	D	1	
FW-1307	44	A	4	
FW-1331	46	C	4	
FW-1683	42	A	3	9,700
FW-1734H	45	D	3	
FW-1735H	45	F	1	
FW-1737	46	C	1	
FW-1738	46	E	3	
FW-1743	46	A	4	
FW-1744	47	C	3	
FW-1746	48	A	2	
FW-1751	51	E	1	
FW-1752H	48	E	3	
FW-1755	45	D	2	9,700

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
FW-1757	51	F	4	10,200
FW-1761	42	A	1	
FW-1763	45	F	3	
FW-1765	42	A	4	
FW-1766	43	B	4	
FW-1767	44	A	3	
FW-1770	44	G	2	
FW-1801	47	C	4	
FW-1805	45	A	4	
FW-1810	43	F	3	
FW-1970	51	F	1	12,100
FW-1972	43	F	4	
FW-1974	44	A	1	
FW-1975	51	C	2	
FW-1976	44	D	1	
FW-1977	44	E	1	
FW-1978	44	B	4	
FW-1979	51	D	4	
FW-1980	42	D	3	
FW-1981	43	A	1	9,700
FW-1983	44	F	1	
FW-1985	51	F	3	
FW-1986	51	A	2	
FW-1987	44	B	1	
FW-1988	43	D	3	
FW-7006	46	G	4	
FW-7007	51	D	1	
FW-7008	47	A	1	
FW-7009	48	B	1	12,100
FW-7011	45	G	2	
FW-7014	48	F	1	
FW-7015	48	A	4	
FW-7017	42	D	1	
品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
HG				12,100
HG-1201	70	L	6	
HG-1205	70	A	1	
HG-1511	71	I	5	9,700
品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
HS				9,700
HS-1655	68	E	1	
HS-1656	68	H	5	
品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
IL				6,400
IL-1852	14			
品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
LE				8,700
LE-703	68	B	2	
LE-1104	68	B	3	
LE-1105	68	A	1	
LE-1106	68	B	1	
LE-1108	63	F	2	
LE-1109	63	F	1	
LE-1171	68	B	4	
LE-1551	68	B	5	
LE-1552	68	A	2	
LE-2128	68	A	3	8,700
LE-2741	68	A	4	
LE-2782	68	A	5	
品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
LW				8,700
LW-1081	68	D	1	
LW-1083	59	G	4	
LW-1085	58	E	2	
品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
LZ				9,700
LZ-461	68	D	4	

品番	座標			価格 (円/㎡)
	ページ	タテ	ヨコ	
ME				
ME-147	63	D	2	9,700
ME-377	58	C	5	
ME-379	58	H	2	
ME-380	59	F	3	
ME-388	58	D	3	
ME-391	58	F	1	
ME-396	58	E	5	
ME-431	58	G	1	
ME-432	58	B	4	
ME-433	58	B	2	
ME-486	59	D	5	
ME-904	58	B	5	
ME-1174	59	F	5	
ME-1175	58	H	5	
ME-1223	59	A	4	
ME-1224	59	E	2	
ME-1225	59	F	4	
ME-1434	58	E	3	
ME-1435	58	D	2	
ME-1466	58	A	1	
ME-1467	58	A	2	
ME-1469	63	G	1	
ME-1684	58	H	3	
ME-1685	58	H	4	
ME-1716	58	B	1	
ME-1781	58	F	2	
ME-1961	63	A	2	
ME-1997	59	B	3	
ME-2020	63	C	5	
ME-2022	35	G	2	
ME-2023	35	G	3	
ME-2024	35	G	1	
ME-2025	63	C	1	
ME-2026	63	A	1	
ME-2027	63	G	2	
ME-2172	35	E	1	
ME-2173	35	E	2	
ME-2174	35	F	4	
ME-2251MT	36	A	1	
ME-2252MT	36	A	2	
ME-2253MT	36	A	3	
ME-2254MT	36	A	4	
ME-2255MT	36	A	5	
ME-2261	36	B	1	
ME-2262	36	B	2	
ME-2263	36	B	3	
ME-2264	36	B	4	
ME-2265	36	B	5	
ME-2271	36	C	1	
ME-2272	36	C	2	
ME-2273	36	C	3	
ME-2274	36	C	4	
ME-2275	36	C	5	
品番	座標			価格 (円/㎡)
	ページ	タテ	ヨコ	
MW				
MW-777	41	C	3	12,100
MW-1416	41	A	1	
MW-1418	41	A	3	
MW-1419	41	C	2	
MW-1783	41	C	1	
MW-1832	41	A	4	
MW-1833	41	A	2	
品番	座標			価格 (円/㎡)
	ページ	タテ	ヨコ	
NEO 水廻り用フィルム				
AE-1632NEO	13	C	1	9,700※
AE-1633NEO	13	E	7	
FA-017NEO	13	A	3	
FA-1526NEO	13	C	7	
FA-1527NEO	13	B	2	
	64	D	3	
FA-1528NEO	13	D	7	
FA-1680NEO	13	B	7	
	64	E	2	
FW-337NEO	13	D	4	
FW-609HNEO	13	E	4	10,200※
FW-1130HNEO	13	E	1	
FW-1136HNEO	13	E	6	
FW-1139HNEO	13	D	1	
	42	C	2	
FW-1256NEO	13	D	2	
FW-1259NEO	13	D	5	
FW-1265NEO	13	E	2	

品番	座標		価格 (円/m ²)
	ページ	タテ ヨコ	
PS-1446	71	E 2	5,400
PS-1447	71	J 2	
PS-1448	71	B 3	
PS-1450	71	E 3	
PS-1452	71	B 4	
PS-1454	71	E 4	
PS-1455	71	G 4	
PS-1457	71	I 4	
PS-1459	71	E 5	
PS-1820	71	C 5	
PS-1821	71	J 1	
PS-1823	71	H 4	

	18			9,700
PS-1870MT	39	E	5	
	70	L	4	
PS-3091MT	39	A	3	
	70	D	5	
PS-3092MT	39	D	3	
	70	F	5	
PS-3093MT	39	A	5	
	70	G	5	
PS-3094MT	39	C	5	
	70	K	4	
PS-3095MT	39	C	2	
	70	H	3	
PS-3096MT	39	E	2	
	70	I	3	
PS-3097MT	39	E	4	
	70	L	3	
PS-3098MT	39	E	1	
	70	I	1	
PS-3099MT	39	A	4	
	70	G	4	
PS-3100MT	39	B	4	
	70	H	5	
PS-3101MT	39	D	4	
	70	J	4	
PS-3863MT	39	B	2	
	70	G	3	
PS-3864MT	39	A	2	
	70	E	2	
PS-3865MT	39	D	1	
	70	B	6	
PS-3866MT	39	B	3	
	70	D	6	
PS-3867MT	39	E	3	
	70	K	1	
PS-3869MT	39	B	5	
	70	H	6	
PS-3870MT	39	D	5	
PS-3904MT	39	B	1	
	70	A	2	
PS-3989MT	39	A	1	
	70	A	6	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
PT				
PT-345	68	G	4	9,700
PT-346	68	F	3	
PT-347	68	G	3	
PT-735	68	F	4	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
PV 抗ウイルス・抗菌シリーズ				
AE-1913PV	7	G	4	9,700※
AE-2153PV	7	G	5	
CN-1621PV	7	H	2	
CN-1622PV	7	H	3	
DW-1875PV	7	C	4	
DW-1903PV	7	D	1	
DW-1993PV	7	C	3	
DW-2197PV	7	A	1	
DW-2208PV	7	D	4	
FW-1256PV	7	D	2	
FW-1262PV	7	D	3	
FW-1977PV	7	C	5	
LE-2180PV	7	G	1	12,100
LE-2181PV	7	H	1	
NU-1791PV	7	E	1	
NU-1793PV	7	G	2	
SI-1686PV	7	G	3	
WG-1141PV	7	C	2	
WG-1709PV	7	C	1	

※特殊換気製品です。

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
PW				
PW-2305MT	21	A	1	13,200※
PW-2306MT	21	A	2	
PW-2307MT	21	C	1	
PW-2308MT	21	E	1	
PW-2309MT	21	C	2	
PW-2310MT	21	A	4	
PW-2311MT	21	D	2	
PW-2312MT	21	C	3	
PW-2313MT	21	B	4	
PW-2314MT	20			
PW-2315MT	21	D	3	
PW-2316MT	21	F	1	
PW-2317MT	21	F	3	
PW-2318MT	21	G	3	
PW-2319MT	21	F	4	

※特殊換気製品です。

品番	座標		価格 (円/m ²)
	ページ	タテ ヨコ	

PWF ホワイトボードシリーズ

PWF-500	14		13,200※
---------	----	--	---------

※特殊換気製品です。

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
RS				
RS-1189	60	F	2	9,700
RS-1190	60	E	2	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
RT				
RT-1111	63	G	3	9,700
RT-1112	63	E	4	
RT-1827	63	G	4	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
SE				
SE-567	68	E	4	9,700
SE-568	68	G	5	
SE-570	68	F	5	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
SI				
SI-1686	66	A	3	9,700
SI-1688	66	G	4	

品番	座標			価格 (円/㎡)
	ページ	タテ	ヨコ	
ST				
ST-442	65	H	5	8,700
ST-736	65	A	2	
ST-737	65	A	3	
ST-1586	64	H	1	
ST-1587	65	F	1	
ST-1588	64	C	4	
ST-1828	64	C	3	
ST-1829	65	B	3	
ST-1831	64	A	1	
ST-1911MT	28	E	2	12,100
ST-1912MT	28	F	3	
ST-1914MT	28	D	1	
ST-1915MT	28	F	2	
ST-1916MT	28	G	3	
ST-1918MT	28	E	1	
ST-1919MT	28	D	2	
ST-1920MT	28	F	4	
ST-1927MT	28	G	2	
ST-2170MT	28	F	1	
ST-2171MT	28	D	3	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
SU				
SU-2231MT	35	A	3	12,100
SU-2232MT	35	C	2	
SU-2233MT	35	A	1	
SU-2234MT	35	A	4	
SU-2235MT	35	B	4	

品番	座標			価格 (円/m ²)
	ページ	タテ	ヨコ	
TE				
TE-1650	60	D	1	12,100
TE-1713	60	D	5	

品番	座標		価格 (円/m ²)
	ページ	タテ ヨコ	

TIL 水廻りフィルム(タイル用)

AE-1632TIL	13	C 1	13,200※
FA-020TIL	13	C 6	
FA-021TIL	13	C 5	
PS-010TIL	13	A 2	12,100※
	12		
	13	B 4	
PS-982TIL	13	A 4	13,200※
PT-346TIL	13	C 3	
ST-024TIL	13	B 1	
ST-736TIL	13	B 5	
ST-737TIL	13	C 4	
ST-1195TIL	13	C 2	

※特殊換気製品です。

品番	座標			価格 (円/㎡)
	ページ	タテ	ヨコ	
VM				
VM-305	59	E	4	13,200
VM-452	63	C	2	
VM-1487	59	B	1	
VM-1488	59	G	5	
VM-1489	58	G	4	
VM-1691	58	D	5	
VM-1692	59	C	5	
VM-1693	59	D	3	
VM-1694	59	E	1	
VM-1695	59	D	1	
VM-1855MT	36	G	1	15,700
VM-1862MT	36	H	2	
VM-1990MT	36	G	2	
VM-2034	63	F	3	13,200
VM-2035	63	C	3	
VM-2036	63	H	4	
VM-2037	63	E	2	
VM-2039	63	E	3	
VM-2090	63	A	4	

品番	座標			価格 (円/㎡)
	ページ	タテ	ヨコ	
WG				
WG-156	56	F	5	7,600
WG-157	55	G	2	
WG-159	56	B	5	
WG-166	52	F	4	
WG-242	53	G	2	
WG-243	53	D	2	
WG-247	52	B	4	
WG-250	53	D	1	
WG-256	53	C	3	
WG-364	54	D	3	
WG-364GN	54	H	2	8,700
WG-376	52	C	4	
WG-417	54	D	5	
WG-428	56	H	5	
WG-453	53	C	2	
WG-467	52	D	5	
WG-478	53	A	1	
WG-629	53	H	2	
WG-657	52	A	1	
WG-664	56	D	4	
WG-693	56	A	4	7,600
WG-695	55	E	5	
WG-696	52	G	5	
WG-697	54	B	5	
WG-699	53	F	2	
WG-709	53	H	1	
WG-763	54	B	1	
WG-763GN	54	H	1	
WG-831	53	G	1	
WG-832	53	A	5	
WG-833	53	A	3	7,600
WG-835	53	C	1	
WG-836	53	G	4	
WG-837	53	A	4	
WG-841	54	C	2	
WG-845	53	E	4	
WG-846	53	E	5	
WG-854	53	H	4	
WG-865	54	B	2	
WG-877	53	E	2	

品番	座標			価格 (円/㎡)
	ページ	タテ	ヨコ	
WG-878	53	H	3	7,600
WG-879	54	D	1	
WG-940	54	D	4	
WG-943	54	B	3	
WG-947	52	H	5	
WG-960	52	E	2	
WG-964	52	F	3	
WG-1044	56	E	3	
WG-1046	52	B	3	
WG-1050	56	H	4	
WG-1052	56	F	4	
WG-1057	55	H	1	
WG-1058	53	G	5	
WG-1063	56	D	3	
WG-1064	56	A	2	
WG-1066	56	C	5	
WG-1067	52	A	5	
WG-1070	56	G	3	
WG-1140	54	A	5	
WG-1141	52	E	4	
WG-1142	54	A	4	
WG-1143	52	G	3	
WG-1144	52	G	1	
WG-1146	56	A	1	
WG-1147	56	B	4	
WG-1196	55	E	4	
WG-1219	53	B	2	
WG-1220	52	D	4	
WG-1221	53	B	3	
WG-1336	55	D	3	
WG-1337	52	H	4	
WG-1339	52	B	5	
WG-1340	52	E	1	
WG-1342	55	C	2	
WG-1343	52	C	1	
WG-1344	52	D	1	
WG-1346	53	E	1	
WG-1348	55	G	1	
WG-1349	55	G	4	
WG-1350	56	C	2	
WG-1353	55	A	2	
WG-1358	53	F	3	
WG-1359	54	C	3	
WG-1360	54	A	2	
WG-1364	56	D	2	
WG-1365	52	A	3	
WG-1368	55	E	1	
WG-1369	55	F	3	
WG-1370	55	F	5	
WG-1371	55	G	3	
WG-1372	55	G	5	
WG-1373	56	C	4	
WG-1374	56	E	1	
WG-1375	54	C	4	
WG-1376	56	E	2	
WG-1378	52	E	3	
WG-1380	53	C	5	
WG-1382	53	G	3	
WG-1390	56	A	5	
WG-1391	56	E	4	
WG-1703	55	A	1	
WG-1704	55	H	5	
WG-1705	52	C	3	
WG-1706	55	F	2	
WG-1708	55	E	3	
WG-1709	52	B	2	
WG-1710	52	G	4	
WG-1711GN	54	F	1	
WG-1812	53	A	2	
WG-1814	53	D	5	
WG-1815	53	F	4	
WG-1816	56	B	1	
WG-1818	56	D	1	
WG-1835	56	G	5	
WG-1836	56	C	1	
WG-1837	52	H	2	
WG-1838	52	F	1	
WG-1840	52	H	3	
WG-1841	55	H	3	
WG-1845	53	F	1	
WG-1846	52	A	2	
WG-1848	55	E	2	
WG-2019	55	H	2	
WG-2033	55	H	4	
WG-2041	56	G	4	
WG-2042	55	F	1	
WG-2047	56	H	3	
WG-2048	56	C	3	
WG-2049	52	C	2	
WG-2070	52	F	5	

Index

木種順 品番一覧表

品番	もくり	座標		
		ページ	タテ	ヨコ
アッシュ／タモ				
DW-1885MT	板証	25	C	4
DW-1886MT	板証	24	G	2
DW-1894MT	板証	22	C	2
DW-1898MT	板証	24	C	1
DW-1903MT	板証	22	C	1
DW-2201MT	証目	22	D	2
FW-336	板証	42	C	3
FW-337	板証	44	E	2
FW-1258	板証	43	C	1
FW-1259	板証	44	E	3
FW-1293	板証	43	G	2
FW-1294	板証	44	F	2
FW-1296	板証	45	B	1
FW-1972	板目	43	F	4
WG-156	板証	56	F	5
WG-467	板証	52	D	5
WG-947	板証	52	H	5
WG-960	板証	52	E	2
WG-1143	証目	52	G	3
WG-1343	証目	52	C	1
WG-1344	証目	52	D	1
WG-1346	証目	53	E	1
WG-1348	証目	55	G	1
WG-1349	証目	55	G	4
WG-1350	証目	56	C	2
WG-1353	証目	55	A	2
WG-2073	板証	52	E	5
WG-2075	板証	55	D	5
WG-2839	証目	53	D	3
アニグレ				
FW-232	証目	47	E	1
FW-888	証目	46	F	1
FW-889	証目	46	G	3

アルダー				
WG-841	証目	54	C	2

イベ				
FW-1974	板証	44	A	1
FW-1975	板証	51	C	2

ウエンジュ				
FW-618	証目	48	G	4
FW-1763	板証	45	F	3
FW-1985	板目	51	F	3

ウォールナット				
DW-1881MT	板目	24	G	1
DW-1882MT	板目	25	A	1
DW-1889MT	板証	22	G	4
DW-1890MT	板証	23	G	1
DW-1891MT	板証	23	G	2
DW-1899MT	板証	25	B	1
DW-1900HMT	〈横〉板証	25	D	1
DW-1992MT	板証	25	F	2
DW-2197MT	板証	22	A	1
DW-2197PV	板証	7	A	1
DW-2203MT	板証	22	F	1
DW-2211MT	板目	23	F	4
DW-2212MT	板証	23	E	2
DW-2213MT	板目	25	B	2
DW-2214MT	証目	25	A	3
DW-2215MT	板証	25	D	3
DW-2217MT	板目	25	C	3
DW-2218MT	板証	24	A	1
DW-2221MT	板証	24	E	1
DW-2222MT	板証	24	E	4
FW-233	証目	46	G	2
FW-330	板目	48	C	4
FW-332	板目	47	D	4
FW-338	証目	48	D	1
FW-502	証目	45	E	2
FW-510	証目	47	G	2
FW-608H	〈横〉証目	46	B	3
FW-609H	〈横〉証目	47	B	3
FW-613	板証	47	C	2
FW-650	証目	47	D	1
FW-651	板目	48	C	3
FW-795	証目	46	C	3
FW-1020	板目	47	F	4
FW-1021	板目	45	F	4
FW-1022	板証	47	A	2
FW-1023	板証	45	C	1
FW-1113	証目	47	A	4
FW-1121H	〈横〉板証	47	A	3
FW-1122	証目	45	B	2
FW-1123	証目	46	B	2
FW-1207	証目	42	E	2
FW-1208	証目	42	D	2
FW-1210	板目	42	F	3
FW-1276	板証	46	C	2
FW-1277	板証	47	C	1
FW-1331	板目	46	C	4
FW-1683	板証	42	A	3
FW-1734H	ブロック	45	D	3
FW-1735H	ブロック	45	F	1
FW-1743	板目	46	A	4
FW-1744	板目	47	C	3
FW-1751	板証	51	E	1
FW-1752H	ブロック	48	E	3
FW-1755	証目	45	D	2
FW-1801	板証	47	C	4
FW-1983	板証	44	F	1
FW-7006	板証	46	G	4
FW-7008	板目	47	A	1
FW-7009	板目	48	B	1
PW-2312MT	板証	21	C	3
PW-2313MT	板証	21	B	4
PW-2314MT	板証	20		
PW-2315MT	板証	21	D	3
PW-2317MT	板証	21	F	3
PW-2318MT	板証	21	G	3
PW-2319MT	板証	21	F	4
WG-1365	板証	52	A	3
WG-1368	板証	55	E	1
WG-1369	板証	55	F	3
WG-1370	板証	55	F	5
WG-1371	板証	55	G	3
WG-1372	板証	55	G	5

品番	もくり	座標		
		ページ	タテ	ヨコ
WG-1373	板証	56	C	4
WG-1374	板証	56	E	1
WG-1703	証目	55	A	1
WG-1704	証目	55	H	5
WG-1705	証目	52	C	3
WG-1706	板証	55	F	2
WG-1708	板証	55	E	3
WG-1709	証目	52	B	2
WG-1836	証目	56	C	1
WG-1837	証目	52	H	2
WG-1840	証目	52	H	3
WG-1841	証目	55	H	3
WG-1848	証目	55	E	2
WG-2019	板証	55	H	2
WG-2033	板証	55	H	4
WG-2041	板証	56	G	4
WG-2042	板証	55	F	1
WG-2080H	〈横〉証目	54	A	3
WG-2081H	〈横〉証目	53	D	4
WG-2082H	〈横〉証目	55	D	1
WG-2083H	〈横〉証目	52	D	2
WG-2084H	〈横〉証目	55	F	4
WG-2862	板証	54	D	2

エボニー／コクタン				
FW-643	証目	48	D	2
MW-777	証目	41	C	3
WG-664	証目	56	D	4
WG-1070	証目	56	G	3

エルム				
DW-1871MT	証目	24	G	3
DW-1872MT	証目	24	A	2
FW-1214	証目	43	A	4
FW-1215	証目	44	D	3
FW-1216	証目	51	A	1
FW-1265	板証	45	A	2
FW-1266	板証	44	D	2
FW-1746	証目	48	A	2
MW-1783	板目	41	C	1
PW-2316MT	板証	21	F	1
WG-1044	板証	56	E	3
WG-1046	板証	52	B	3

オーク				
DW-1877MT	板目	23	E	1
DW-1878MT	板証	23	B	1
DW-1879MT	板証	25	A	2
DW-1883MT	板証	23	A	1
DW-1884MT	板証	23	G	3
DW-1887MT	板証	25	E	4
DW-1888MT	板証	22	C	3
DW-1893MT	板証	24	B	1
DW-1896MT	ブロック	25	G	2
DW-1897MT	板目	23	C	3
DW-1903MT	板証	22	E	4
DW-1919MT	板証	22	A	3
DW-2204MT	板証	22	F	4
DW-2205MT	板目	22	F	3
DW-2206MT	板目	22	G	3
DW-2208MT	板証	23	C	1
DW-2210MT	ブロック	23	C	4
DW-2220MT	板証	24	E	3
DW-2223MT	板証	24	C	2
DW-2224MT	板証	23	E	4
DW-2225MT	板証	24	C	4
DW-2226MT	板証	24	C	3
DW-2227MT	板証	24	G	4
FW-236	証目	45	A	3
FW-237	証目	46	A	3
FW-625	証目	48	A	3
FW-627	証目	48	G	2
FW-788	証目	42	B	4
FW-1127	証目	51	C	2
FW-1129	証目	43	C	2
FW-1130H	〈横〉証目	43	C	3
FW-1255	板証	42	E	1
FW-1256	板証	43	D	1
FW-1257	板証	45	B	3
FW-1285	板証	43	D	4
FW-1286	板証	45	C	4
FW-1288	板証	48	G	3
FW-1289	板証	43	E	1
FW-1290	板証	51	A	3
FW-1291	証目	43	D	2
FW-1301	板証	51	C	1
FW-1304	板目	44	A	2
FW-1306	ブロック	45	D	1
FW-1765	板目	42	A	4
FW-1766	板目	43	B	4
FW-1767	板目	44	A	3
FW-1770	板目	44	G	2
FW-1986	証目	51	A	2
FW-1987	証目	44	B	1
FW-7017	証目	42	D	1
MW-1832	板目	41	A	4
MW-1833	板目	41	A	2
PW-2307MT	板証	21	C	1
PW-2308MT	板証	21	E	1
PW-2309MT	板証	21	C	2
PW-2310MT	板証	21	A	4
PW-2311MT	板証	21	D	2
WG-166	板証	52	F	4
WG-256	証目	53	C	3
WG-376	証目	52	C	4
WG-695	板証	55	E	5
WG-696	板証	52	G	5
WG-697	板証	54	B	5
WG-854	証目	53	H	4
WG-943	板証	54	B	3
WG-964	板証	52	F	3
WG-1050	証目	56	H	4
WG-1144	板証	52	G	1
WG-1219	証目	53	B	2
WG-1220	証目	52	D	4
WG-1221	証目	53	B	3
WG-1339	証目	52	B	5
WG-1340	証目	52	E	1
WG-1342	証目	55	C	2
WG-1358	板目	53	F	3
WG-1359	板目	54	C	3
WG-1710	証目	52	G	4
WG-1835	板目	56	G	5
WG-1838	証目	52	F	1
WG-2047	証目	56	H	3
WG-2048	証目	56	C	3
WG-2049	証目	52	C	2
WG-2076	ブロック	52	C	5
WG-2085	板目	52	G	2

品番	もくり	座標		
		ページ	タテ	ヨコ
WG-2086	板目	55	B	2
WG-2087	板目	55	D	4
WG-2115	証目	53	F	5
WG-2944	証目	53	B	4

オリーブ				
FW-1278	証目	45	E	1

カヤ				
WG-1052	証目	56	F	4

カリン				
FW-240	板証	47	G	1
WG-1147	証目	56	B	4
WG-7024	板目	56	A	3

桐				
FW-640	証目	51	C	4

クスノキ				
DW-2209MT	証目	23	A	4
DW-2216MT	証目	25	D	2
FW-7011	証目	45	G	2

シカモア				
WG-247	証目	52	B	4
WG-478	板証	53	A	1
WG-709	板証	53	H	1
WG-1380	証目	53	C	5
WG-1711GN	証目	54	F	1

シナ				
WG-1812	証目	53	A	2

シルバーハート				
WG-250	板証	53	D	1

スギ				
DW-2229MT	板目	25	F	3
WG-846	証目	53	E	5

スリムライン				
FW-522	証目	48	G	1

<

カットサンプルのご請求は、WEBで。

WEB

<http://go.3m.com/dinoc/>

16時までのご依頼分は、当日出荷します。



- ご採用決定の際には、あらかじめ在庫状況をお問い合わせください。
- 当社製品の仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- 本書に記載する事項、技術資料並びに推奨は、すべて当社が信頼する情報及び試験に基づいていますが、その正確性もしくは完全性についての絶対的な保証をするものではありません。
- 使用者は使用に先立って、自己の使用目的及び用途に当社製品が適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任をすべて負うものとします。
- 当社及び当社製品の製造者の義務は、当社が別途定める条件に基づき、不良であることが証明された製品の交換、もしくは当該製品のご購入代金の返金だけであり、いかなる場合であってもそれ以外の責任は負いません。
- 上記内容と異なる保証並びに本書に記載されていない事項及び推奨は、当社及び当社製品の製造者の権限を有する役員が署名した文書によらない限り、当社は何らの責任も負いません。

3M、DI-NOC、ダイノック、ファサラ、スコッチ、スコッチ・ブライトは、3M社の商標です。

2023年11月発刊

この見本帳は、リサイクル素材(再生紙)、
植物油インキを使用しています。



古紙ハルプ配合率70%再生紙を使用



3M Japan Limited
スリーエム ジャパン株式会社

<http://go.3m.com/dinoc/>

Ver.3

© 3M 2023. All Rights Reserved.
DIN-330-C (112335) SR

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-012-123**

9:00～17:00 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)