

3M Science.
Applied to Life.™



Présentation du nouveau

**Système de polissage
roto-orbital
3M™ Perfect-It™**

La finition redéfinie.



Réduisez la pression liée à la finition des peintures.

Voici le système de polissage roto-orbital 3M™ Perfect-It™, un système d'outils, de tampons et de produits de polissage de qualité professionnelle, généralement utilisés dans les ateliers d'esthétique, repensé pour l'industrie de la réparation de carrosseries. Ce changement de procédé, non conventionnel mais bienvenu, vous permet d'obtenir le brillant d'une voiture de salon, comme si elle n'avait jamais été touchée. Nous avons redéfini la finition de la peinture.

Nous avons transformé l'une des étapes les plus redoutées de la réparation automobile en une étape que tout technicien peut maîtriser du premier coup. Découvrez un système conçu pour fonctionner en synergie : un outil de polissage facile à utiliser associé à des liquides et des tampons spécialement formulés. Vos techniciens n'auront plus à craindre les hologrammes, les brûlures et autres écueils courants avec les systèmes de polissage rotatifs traditionnels. Maîtrisez vos finitions. Il est temps de reprendre le contrôle de vos procédés.



Une finition uniforme et sans hologramme



La combinaison des mouvements circulaire et oscillant du système de polissage roto-orbital 3M™ Perfect-It™ permet d'éliminer les redoutables hologrammes, un phénomène courant avec les outils rotatifs traditionnels. Associé à nos interfaces, composés et vernis spécialement conçus, vous pouvez vous attendre à une finition constante de qualité optimale sur n'importe quel travail, grand ou petit.

Évitez les brûlures et les retouches



Faites l'expérience d'une finition pratiquement sans défaut sans crainte de perforation sur vos panneaux fraîchement peints. Conçu pour éviter les retours en cabine, les interruptions de cycle et les pertes de confiance sur le travail. Cela peut sembler différent, mais avec ce système, vous pouvez être sûr que votre travail de peinture ne sera pas gâché lors des dernières étapes de réparation.

Conçu pour tous les niveaux de compétence



Réaliser votre finition idéale n'a jamais été aussi simple. Que vous soyez peintre, détaillant, novice ou expert chevronné, le système de polissage roto-orbital 3M™ Perfect-It™ a été conçu pour vous aider à obtenir des résultats élégants et constants, quel que soit votre niveau de compétence. Vous pourrez être fier des polissages réalisés.

Contrôle de la vitesse
de rotation de 1 à 6



Composé à coupe rapide
et poli de haute qualité
conçu pour fonctionner
avec la lustreuse



Bouton de déclenchement
à vitesse progressive et
fonction de verrouillage



Poignée
conviviale et
confortable

Bien équilibré et
facile à utiliser
d'une seule main



La couleur du bouchon de
la bouteille correspond à
celle du tampon pour une
identification facile

Fixation du plateau
3M™ Hookit™ à simple
face pour un changement
facile



Le mouvement circulaire et
oscillant combiné élimine
les hologrammes et autres
défauts

Un système conçu
pour fonctionner
en synergie.

Après avoir essayé notre système, vous ne reviendrez pas en arrière.

Obtenez une finition de voiture de salon dès aujourd'hui.



Lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™

Produit	Description	Réf.
Lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™ - 15 mm	230 V / 50 Hz / Plug type EU	34102E
Lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™ - 21 mm	230 V / 50 Hz / Plug type EU	34103E
Lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™ - 15 mm	230 V / 50 Hz / Plug type CH	34144E
Lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™ - 21 mm	230 V / 50 Hz / Plug type CH	34145E

Liquides de polissage et de lustrage pour système orbital 3M™ Perfect-It™

Produit	Taille	Réf.
Liquide de polissage pour système orbital 3M™ Perfect-It™	473 ml	34130E
	0.95 l	34131E
Liquide de lustrage pour système orbital 3M™ Perfect-It™	473 ml	34133E
	0.95 l	34134E

Plateau pour lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™

Produit	Taille	Quantité	Réf.
Peau de mouton dure pour système orbital 3M™ Perfect-It™ (Blanche)	5" / 130 mm	2 Mousses / Sachet	34120
	6" / 150 mm		34124
Tampon de traitement en laine intermédiaire pour lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™ (Blanche)	5" / 130 mm	2 Mousses / Sachet	34121
	6" / 150 mm		34125
Mousse de polissage pour système orbital 3M™ Perfect-It™ (Blanche)	5" / 130 mm	2 Mousses / Sachet	34122
	6" / 150 mm		34126
Mousse de polissage pour système orbital 3M™ Perfect-It™ (Violette)	5" / 130 mm	2 Mousses / Sachet	34123
	6" / 150 mm		34127

Accessoires pour lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It

Produit	Taille / Couleur	Quantité	Réf.
Plateau pour lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™	5" / 130 mm	-	34128
	6" / 150 mm	-	34129
Chiffon ultra doux 3M™ Perfect-It™, Haute performance	Jaune	1 Chiffon / Sachet	50400



3M France

1 Parvis de l'Innovation
CS 20203
95006 Cergy-Pontoise
France
Tel : +33 (0)1 30 31 61 61
3M.contact.fr@mmm.com
www.3M.com/fr/repaauto

3M Belgium bvba / sprl

Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
Belgique
Tel: (+32) 2808 17 91
3M.CDC.bnl@m3m.com
www.3Mautocarrosserie.be

3M (Suisse) S.à r.l.

Systèmes de Réparation pour l'Automobile
Eggstrasse 91
CH-8803 Rüslikon
Suisse
Tel: +41 4350 896 58
3M.PAS.ch@m3m.com
www.3M-autoinfo.ch



Pour plus d'informations, y compris des informations importantes sur la sécurité et la garantie, concernant les produits 3M Automotive Aftermarket, veuillez consulter le site :
www.3m.fr/aad-info // www.3mbelgique.be/aad-info // www.3msuisse.ch/aad-info

Pour en savoir plus, visitez le site www.3m.fr/orbital

3M et Perfect-It sont des marques de 3M Company.
Pensez au recyclage. © 3M 2023. Tous droits réservés.