

**3M** Science.  
Applied to Life.™



Wir stellen vor: Das neue  
**3M™ Perfect-It™**  
Exzenter-Poliersystem

Polieren. Neu definiert.



# Polieren ohne Stress.

Einführung des 3M™ Perfect-It™ Exzenter-Poliersystems, einem Set von Werkzeugen, Pads und Polituren in Profiqualität. Dieses Set welches auch häufig in der Fahrzeugaufbereitung zu finden ist, wurde speziell für die Autoreparatur überarbeitet. Eine unkonventionelle, aber willkommene Verbesserung des Prozesses, die es Ihnen ermöglicht, den Glanz eines Ausstellungsstücks zu erzielen, als ob das Auto nie berührt worden wäre. Polieren neu definiert.

Wir haben aus einem der kompliziertesten Schritte bei der Automobilreparatur einen Prozess entwickelt, den jeder Anwender auf Anhieb beherrschen kann. Erleben Sie ein System, das aufeinander abgestimmt ist – ein einfach zu bedienendes Poliergerät mit speziell entwickelten Polituren und Pads. Ihre Mitarbeiter sollten keine Angst mehr vor Hologrammen, Durchpolieren oder anderen Problemen haben, die bei herkömmlichen Rotationspolierern auftreten können. Lassen Sie sich nicht von der Nacharbeit kontrollieren. Es ist Zeit, die Kontrolle beim Polieren wieder zu übernehmen.



## Perfektes, hologramm- freies Finish



Die kombinierte rotative und oszillierende Bewegung der 3M™ Perfect-It™ Exzenter-Poliermaschine verhindert unerwünschte Hologramme, die üblicherweise mit herkömmlichen Poliermaschinen entstehen können. Zusammen mit unseren speziellen entwickelten Pads, Schleifpaste und Politur erzielen Sie ein durchgehend hochwertiges Finish bei allen Anwendungen, ob groß oder klein.

## Vermeiden Sie Durch- polieren und Nacharbeiten



Erleben Sie ein nahezu makelloses Finish ohne Hitzeentwicklung auf Ihren frisch lackierten Oberflächen. Hiermit gibt es kein Nachlackieren, keine Zeitverschwendung und ein sicheres Ergebnis. Es fühlt sich vielleicht anders an, aber mit diesem System können Sie sicher sein, dass Ihre Lackierarbeit bei den letzten Reparaturschritten nicht ruiniert wird.

## Entwickelt für eine einfache Handhabung



Das Erreichen des idealen Finishs war nie einfacher. Das 3M™ Perfect-It™ Exzenter-Poliersystem wurde entwickelt, um perfekte und konstante Ergebnisse zu erzielen, unabhängig von der Erfahrung des Anwenders. Sie können auf jede Politur stolz sein.

Drehgeschwindigkeits-  
regelung von 1 bis 6



Integrierter Regler zur Steuerung  
der Geschwindigkeiten und einer  
Sperrfunktion



Schleifpaste für  
hohen Abtrag und  
hochwertige Politur,  
die auf die Leistung  
der Poliermaschine  
abgestimmt sind



Benutzerfreundliches,  
komfortables  
Griffdesign

Gut ausbalanciert  
und leicht mit  
einer Hand zu  
bedienen



Die Farbe des  
Flaschenverschlusses  
entspricht der Farbe des  
Polierpads zur einfachen  
Identifizierung

3M™ Hookit™  
Padbefestigung für einen  
schnellen Wechsel



Kombinierte rotative und  
oszillierende Bewegung  
zur Beseitigung von  
Hologrammen und  
anderen Defekten

Aufeinander  
abgestimmte System-  
komponenten.

# Danach gibt es kein zurück mehr.

## Erzeugen Sie ein Finish wie bei einem Ausstellungsstück.



### 3M™ Perfect-It™ Exzenter-Poliermaschine

Produkt	Beschreibung	Artikelnr.
3M™ Perfect-It™ Exzenter-poliermaschine – 15 mm Hub	230 V / 50 Hz	34102E
3M™ Perfect-It™ Exzenter-poliermaschine – 21 mm Hub	230 V / 50 Hz	34103E

### 3M™ Perfect-It™ Polierpads für Exzenter-Poliermaschinen

Produkt	Größe	Menge	Artikelnr.
3M™ Perfect-It™ Polierpad mit grobem Polierfell für Exzenter-Poliermaschine (weiß)	130 mm	2 Pads/ Beutel	34120
	150 mm		34124
3M™ Perfect-It™ Polierpad mit Medium-Polierfell für Exzenter-Poliermaschine (weiß)	130 mm	2 Pads/ Beutel	34121
	150 mm		34125
3M™ Perfect-It™ Schaumstoff-Polierpad für Exzenter-Poliermaschine (weiß)	130 mm	2 Pads/ Beutel	34122
	150 mm		34126
3M™ Perfect-It™ Schaum-Polierpad für Exzenter-Poliermaschine (violett)	130 mm	2 Pads/ Beutel	34123
	150 mm		34127

### 3M™ Perfect-It™ Schleifpaste und Politur für Exzenter-Poliermaschine

Produkt	Größe	Artikelnr.
3M™ Perfect-It™ Exzenter-schleifpaste	473 ml	34130E
	0.95 Liter	34131E
3M™ Perfect-It™ Exzenterpolitur	473 ml	34133E
	0.95 Liter	34134E

### 3M™ Perfect-It™ Zubehör für Exzenter-Poliermaschine

Produkt	Größe / Farbe	Menge	Artikelnr.
3M™ Perfect-It™ Stützteller für Exzenterpoliermaschinen	130 mm	-	34128
	150 mm	-	34129
3M™ Perfect-It™ ultra-weiches, Hochleistungstuch	Gelb	1 Tuch/ Beutel	50400



#### 3M Deutschland GmbH


Autoreparatur-Systeme  
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
Tel: +49 2131 88 19 265  
3M-autoreparatur.de@mmm.com  
www.3M.de/autoreparatur

#### 3M Österreich GmbH

Autoreparatur-Systeme  
Kranichberggasse 4  
1120 Wien  
Tel: +43 1417 00 52  
autoreparatur-at@mmm.com  
www.3Mautria.at/autoreparatur

#### 3M (Schweiz) GmbH

Autoreparatur-Systeme  
Eggstrasse 91  
CH-8803 Rüschlikon  
Tel: +41 4350 896 58  
3M.PAS.ch@mmm.com  
www.3MSchweiz.ch/autoreparatur



Weitere Informationen, einschließlich wichtiger Sicherheits- und Garantiefinformationen, zu 3M Automotive Aftermarket Produkten finden Sie unter: [www.3m.de/aad-info](http://www.3m.de/aad-info) // [www.3maustria.at/aad-info](http://www.3maustria.at/aad-info) // [www.3mschweiz.ch/aad-info](http://www.3mschweiz.ch/aad-info)

Weitere Informationen finden Sie unter [www.3m.de/exzenterpolieren](http://www.3m.de/exzenterpolieren)

3M und Perfect-It sind Marken der 3M Company. Bitte recyceln. © 3M 2023. Alle Rechte vorbehalten.