

**3M** Science.  
Applied to Life.™



Nuovo

## Sistema di lucidatura rotorbitale 3M™ Perfect-It™ ROP

Finitura della vernice.  
La nuova frontiera.



# Per una finitura della vernice senza preoccupazioni.

Sistema di lucidatura rotorbitale 3M™ Perfect-It™ ROP, un sistema professionale di utensili, tamponi, pasta e polish, generalmente utilizzato nei centri di detailing, reinterpretato per il settore dell'autocarrozzeria. Un processo che consente di ottenere la brillantezza originale, come se l'auto non fosse mai stata riparata. È la nuova frontiera della finitura della vernice.

Il nuovo sistema 3M™ per la lucidatura rende uno dei passaggi più critici della riparazione delle auto un'operazione che qualsiasi operatore può affrontare con successo al primo colpo. Prova il sistema completo: una lucidatrice facile da usare con liquidi e tamponi appositamente sviluppati. I carrozzieri non dovranno più temere aloni, pelature o altre insidie comuni con i tradizionali sistemi di lucidatura rotativa. Non lasciare che la finitura della vernice ti controlli. È ora di riprendere il controllo della finitura.



**Finitura senza imperfezioni, sempre**



Il movimento combinato circolare ed oscillante della lucidatrice rotorbitale 3M™ Perfect-It™ non forma i temuti aloni e ologrammi, lasciati frequentemente dalle lucidatrici rotative tradizionali. Utilizzandola con gli appositi tamponi, pasta abrasiva e polish 3M™ realizzerai sempre una finitura di elevata qualità in qualsiasi lavoro, grande o piccolo.

**Evita le pelature e le rilavorazioni**



Ottieni una finitura praticamente priva di difetti senza timore di pelature sui pannelli appena verniciati. Progettato per evitare inutili e costose rilavorazioni nel forno, per non interrompere il ciclo di lavoro e per garantire la qualità del risultato finale. Con questo sistema puoi avere la certezza che il tuo lavoro di verniciatura non verrà rovinato nelle fasi finali della riparazione.

**Progettato per tutti gli operatori, indipendentemente dalla loro esperienza**



Raggiungere la finitura perfetta non è mai stato così facile. Che tu sia un verniciatore, un detailer, un principiante o un professionista esperto, il sistema di lucidatura rotorbitale 3M™ Perfect-It™ è stato progettato per ottenere costantemente finiture di altissima qualità, indipendentemente dall'esperienza dell'operatore. Lascia che il tuo orgoglio professionale si rifletta in ogni lucidatura.

Velocità di rotazione  
regolabile da 1 a 6



Pasta abrasiva a taglio  
rapido e polish di alta  
qualità appositamente  
sviluppati per l'utilizzo  
con la lucidatrice



Pulsante di accensione  
con velocità progressiva e  
funzione di blocco



Design  
ergonomico facile  
e confortevole da  
usare

Ottima  
bilanciatura, si  
può usare con una  
mano sola



Il colore del  
tappo del flacone  
corrisponde al colore  
del tampone per un  
facile abbinamento

Fissaggio 3M™ Hookit™  
su un lato del tampone  
per una maggiore  
praticità d'uso



Il movimento combinato  
circolare ed oscillante non  
lascia aloni e ologrammi sulla  
superficie

Tutti progettati  
per lavorare  
insieme.

# Un punto di non ritorno.

## Realizza una finitura da autosalone.



### 3M™ Perfect-It™ Lucidatrici rotorbitali ROP

Prodotto	Descrizione	P.N.
Lucidatrice rotorbitale 3M™ Perfect-It™ - 15 mm	230 V / 50 Hz / Spina EU	34102E
Lucidatrice rotorbitale 3M™ Perfect-It™ - 21 mm	230 V / 50 Hz / Spina EU	34103E

### 3M™ Perfect-It™ Pasta abrasiva e polish per sistema rotorbitale ROP

Prodotto	Dimensione	P.N.
3M™ Perfect-It™ Pasta abrasiva per sistema rotorbitale ROP	473 ml	34130E
	0.95 litri	34131E
3M™ Perfect-It™ Polish per sistema rotorbitale ROP	473 ml	34133E
	0.95 litri	34134E

### 3M™ Perfect-It™ Tamponi e cuffie in lana per sistema rotorbitale ROP

Prodotto	Dimensione	Quantità	P.N.
3M™ Perfect-It™ Cuffia in lana ad alta aggressività per sistema rotorbitale ROP (Bianca)	5"/130 mm	2	34120
	6"/150 mm	tamponi/ sacchetto	34124
3M™ Perfect-It™ Cuffia in lana media aggressività per sistema rotorbitale ROP (Bianca)	5"/130 mm	2	34121
	6"/150 mm	tamponi/ sacchetto	34125
3M™ Perfect-It™ Tampone per pasta abrasiva sistema rotorbitale ROP (Bianco)	5"/130 mm	2	34122
	6"/150 mm	tamponi/ sacchetto	34126
3M™ Perfect-It™ Tampone per polish sistema rotorbitale ROP (Viola)	5"/130 mm	2	34123
	6"/150 mm	tamponi/ sacchetto	34127

### 3M™ Perfect-It™ Accessori per lucidatrici rotorbitali ROP

Prodotto	Dimensione / Colore	Quantità	P.N.
3M™ Perfect-It™ Platorello per sistema rotorbitale ROP	5" / 130 mm	-	34128
	6" / 150 mm	-	34129
3M™ Perfect-it™ Panno ad alte prestazioni Ultra Soft	Giallo	1 panno / conf.	50400



#### 3M Italia srl

Divisione Prodotti Autocarrozzeria  
Via Norberto Bobbio 21  
20096 Pioltello MI  
Tel. 02 7035.1  
3mitaly@mmm.com  
3Mautocarrozzeria.it



Per ulteriori informazioni, comprese quelle riguardanti la sicurezza e la garanzia dei prodotti 3M Autocarrozzeria, si prega di visitare il sito [www.3mitalia.it/aad-info](http://www.3mitalia.it/aad-info)

Si prega di riciclare. © 3M 2023. 3M e Perfect-It sono marchi commerciali di 3M Company. Tutti i diritti riservati.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.3mitalia.it/lucidatricerotorbitale](http://www.3mitalia.it/lucidatricerotorbitale)