

3M Science.
Applied to Life.™



Presentamos el nuevo

**Sistema de
pulido rotorbital
3M™ Perfect-It™**

Redefinir el pulido.



Elimine la presión del acabado de pintura.

Presentamos el sistema de pulido rotorbital 3M™ Perfect-It™, un conjunto de herramientas, boinas y pulimentos de calidad profesional, que normalmente se usa en talleres de acabado, rediseñado para el sector de reparación de carrocería. Un cambio de proceso poco convencional, pero bienvenido, que permite conseguir ese brillo de coche de exposición, como si el coche no se hubiera tocado nunca. Es la redefinición del repintado.

Hemos convertido uno de los pasos más temidos de la reparación de automóviles en uno que cualquier técnico puede dominar a la primera. Experimente un sistema diseñado para funcionar conjuntamente: una herramienta de pulido fácil de usar con líquidos y boinas especialmente formulados. Sus técnicos ya no deberían temer a las marcas circulares, las quemaduras u otros problemas habituales de los sistemas tradicionales de pulido rotorbital. No deje que el acabado de la pintura le controle. Es hora de recuperar el control del acabado.



**Acabado uniforme
sin marcas circulares**



El movimiento circular y oscilante combinado de la pulidora rotorbital 3M™ Perfect-It™ elimina las temidas marcas circulares habituales con las herramientas orbitales convencionales. Combínelos con nuestras boinas, pulimentos y abrillantadores especialmente diseñados y conseguirá un acabado uniforme de gran calidad en cualquier trabajo grande o pequeño.

**Evite calentamientos
y repeticiones**



Consiga un acabado prácticamente impecable, evitando el excesivo desgaste por sobrecalentamiento por desgaste en sus paneles recién pintados. Diseñado para no tener que volver a la cabina, sin alteraciones del tiempo de ciclo y sin pérdida de confianza en el trabajo. Aunque no se lo parezca, este sistema le garantizará que la pintura no se estropee durante las fases finales de reparación.

**Sin necesidad de ser
experto en pulido**



Conseguir su acabado ideal nunca ha sido tan fácil. Tanto si es pintor o se encarga de los acabados como un principiante o un profesional experimentado, el sistema de pulido rotorbital 3M™ Perfect-It™ está diseñado para ofrecerle un resultado refinado y uniforme, sea cual sea su nivel de experiencia. Siéntase orgulloso con cada pulido.

Control de velocidad de rotación de 1 a 6



Compuesto de corte rápido y pulimento de alta calidad diseñado para funcionar con pulidora



Botón de gatillo con velocidad progresiva y función de bloqueo



Diseño de mango cómodo y fácil de usar

Bien equilibrado y fácil de manejar con una mano



El color de la tapa de la botella coincide con el color de la boina para una fácil identificación

Accesorio de boina 3M™ Hookit™ de un solo lado para facilitar los cambios



El movimiento circular y oscilante combinado elimina las marcas circulares y otros defectos

Un sistema diseñado para funcionar conjuntamente.

Después de esto, no hay vuelta atrás.

Obtenga un acabado de coche de exposición ahora.



3M™ Perfect-It™ Pulidora rotorbital

Producto	Descripción	N.º de ref.
3M™ Perfect-It™ Pulidora rotorbital - 15 mm	230 V / 50 Hz / Enchufe EU	34102E
3M™ Perfect-It™ Pulidora rotorbital - 21 mm	230 V / 50 Hz / Enchufe EU	34103E

3M™ Perfect-It™ Compuesto y pulimento rotorbital

Producto	Tamaño	N.º de ref.
3M™ Perfect-It™ Compuesto rotorbital	473 ml	34130E
	0.95 litros	34131E
3M™ Perfect-It™ Pulimento rotorbital	473 ml	34133E
	0.95 litros	34134E

3M™ Perfect-It™ Boinas rotorbitales

Producto	Tamaño	Cantidad	N.º de ref.
3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de lana gruesa rotorbital (blanco)	5" / 130 mm	2 boinas/ bolsa	34120
	6" / 150 mm		34124
3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de lana mediana rotorbital (blanco)	5" / 130 mm	2 boinas/ bolsa	34121
	6" / 150 mm		34125
3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de espuma rotorbital (blanco)	5" / 130 mm	2 boinas/ bolsa	34122
	6" / 150 mm		34126
3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de espuma rotorbital (morado)	5" / 130 mm	2 boinas/ bolsa	34123
	6" / 150 mm		34127

3M™ Perfect-It™ Accesorios rotorbitales


Producto	Tamaño / Color	Cantidad	N.º de ref.
3M™ Perfect-It™ Platos de soporte rotorbitales	5" / 130 mm	-	34128
	6" / 150 mm	-	34129
3M™ Perfect-It™ Bayeta ultrasuave, alto rendimiento	Amarillo	1 Bayeta/ Bolsa	50400



3M España, S.L.
Calle Juan Ignacio
Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid

www.3m.com.es/reparacionautomovil

Para obtener más información, visítenos en
www.3m.com.es/orbital



Para obtener información adicional, incluyendo información importante sobre la seguridad y la garantía, en relación con los productos de posventa de automoción de 3M, visite: www.3m.com.es/aad-info

Recicle. ©3M 2023. 3M y Perfect-It son marcas registradas de 3M Company. Todos los derechos reservados.