



3M

DBI
SALA

Fall Protection

Supporto a tutti i livelli.

Imbracature 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE

XE50

Imbracatura 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50

Progettata con componenti di alta qualità Sviluppata appositamente per una maggiore sicurezza e vestibilità per i lavori in quota.

Costruita con nastro in poliestere resistente 26kN e una robusta struttura in lega di acciaio, l'Imbracatura 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 è stata progettata per resistere alle quotidiane condizioni del luogo di lavoro. La piastra D-ring posteriore progettata con passaggio per linea vita retrattile consente il collegamento rapido e semplice di linee vita retrattili personali. Le fibbie girevoli per la regolazione del busto e le fibbie ad attacco rapido* garantiscono agli operai una vestibilità dell'imbracatura veloce, sicura e comoda. Questa imbracatura versatile è compatibile con gli accessori opzionali per l'imbottitura di schiena, spalle e gambe e con una varietà di accessori di anticaduta oggetti 3M. Tutti i modelli sono forniti di cinghie di supporto anti-trauma da sospensione a basso profilo.

*I modelli XE50 selezionati sono disponibili con fibbia a passante ad attacco rapido.

Passaggio per linea vita retrattile integrato
per la connessione/disconnessione rapida e semplice di linee vita retrattili personali.

Struttura in acciaio lega di acciaio

Pannelli riflettenti* 3M™ Scotchlite™
per una maggiore visibilità in ambienti scarsamente illuminati.
**accessorio opzionale per imbottitura spalle/schiena e gambe*

Assemblaggio della fibbia sul petto a croce
(in attesa di brevetto)
Punto di ancoraggio di arresto caduta frontale, posizione ottimizzata sul corpo per l'arrampicata con sistemi anticaduta.

Regolatore torso girevole
(brevettato)
per una regolazione rapida e semplice della vestibilità dell'imbracatura.

Cinghie di sollievo per i traumi da sospensione a basso profilo integrate
(brevettate)

3M™ Connected Safety ID
RFID integrata per una gestione semplificata di inventario, ispezioni e degli archivi.



3M | Fall Protection

Registered Offices:
Capital Safety (Northern Europe) Limited
3M Centre, Cain Road, Bracknell,
Berkshire, RG12 8HT, UK

Capital Safety Group (EMEA)
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue –
BP15, 06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCIA

Telefono: +33 (0)4 83 58 08 08
Email: informationfallprotection@mmm.com
Web: 3M.com/FallProtection

3M, DBI-SALA, ExoFit and Nano-Lok sono marchi di 3M Company e delle sue consociate. © 3M 2022. Tutti i diritti riservati

Avviso importante

Il montaggio e l'utilizzo del prodotto descritto nel presente documento presuppongono che l'utilizzatore abbia già avuto precedenti esperienze con questo tipo di prodotti e che gli stessi vengano assemblati da un professionista competente, in base alla documentazione del prodotto. Prima di qualunque utilizzo di questo prodotto, si consiglia di effettuare alcune prove per assicurarsi che offra buone prestazioni nell'ambito dell'applicazione per la quale si intende adoperarlo. Tutte le informazioni e i dettagli specifici contenuti nel presente documento si riferiscono a questo determinato prodotto 3M e non possono essere applicati ad altri prodotti o ambienti. Qualunque azione o utilizzo di questo prodotto non conforme al presente documento si intende a rischio dell'utilizzatore. L'osservanza delle informazioni e delle specifiche relative al prodotto contenute nel presente documento non esonerano l'utente dall'obbligo di osservare linee guida aggiuntive (norme e procedure di sicurezza). È necessario rispettare i requisiti operativi, in particolare in relazione all'ambiente e all'utilizzo di altri strumenti insieme a questo prodotto. 3M e le sue affiliate (che non hanno la possibilità di controllare o verificare il rispetto di tali requisiti e norme) non sono da ritenersi responsabili per le conseguenze di qualunque violazione delle presenti regole che restano al di fuori del suo ambito decisionale e di controllo. Le condizioni di garanzia per i prodotti sono stabilite con i relativi documenti di vendita nonché con la legge applicabile e vincolante, con l'esclusione di qualunque altra garanzia o compensazione.

GARANZIA GLOBALE DEL PRODOTTO, RIMEDIO LIMITATO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ SULLA GARANZIA: QUANTO SEGUE VIENE EFFETTUATO IN SOSTITUZIONE DI QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUDENDO LE GARANZIE IMPLICITE O LE CONDIZIONI DI COMMERCIALITÀ NON OFFRE ALTRE GARANZIE O CONDIZIONI, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. Salvo diversa disposizione delle leggi locali, i prodotti di protezione anti-caduta 3M sono garantiti contro i difetti di fabbrica nella lavorazione e nei materiali per un periodo di un anno dalla data di installazione o primo utilizzo da parte del proprietario originale. RIMEDIO LIMITATO: Previo avviso scritto a 3M, 3M riparerà o sostituirà qualsiasi prodotto determinato da 3M che presenta un difetto di fabbrica nella produzione o nei materiali. 3M si riserva il diritto di richiedere che il prodotto venga restituito alla propria struttura per la valutazione delle richieste di garanzia. Questa garanzia non copre i danni al prodotto dovuti a usura, abuso, uso improprio, danni durante il trasporto, mancata manutenzione del prodotto o altri danni al di fuori del controllo di 3M. 3M sarà l'unico valutatore delle condizioni del prodotto e delle opzioni di garanzia. Questa garanzia si applica solo all'acquirente originale ed è l'unica garanzia applicabile ai prodotti di protezione anti-caduta 3M. Si prega di contattare il servizio clienti di 3M nella propria regione per assistenza. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGI LOCALI, 3M NON È RESPONSABILE PER ALCUN DANNO INDIRECTO, ACCIDENTALE, SPECIALE O CONSEGUENZIALE COMPRESO, MA NON LIMITATO, A PERDITA DI PROFITTI, IN ALCUN MODO RELATIVO AI PRODOTTI, A PRESCINDERE DALLA TEORIA GIURIDICA AFFERMATA.

*Modelli XE50 disponibili anche nella versione con cintura.