

# Progettata per coloro che non accettano compromessi

Sviluppata per migliorare sicurezza, praticità e prestazioni.

La comoda Imbracatura XE200 è costruita con nastro in poliestere resistente 26kN, struttura leggera in alluminio, comoda imbottitura ibrida con trama traspirante e pannelli rifrangenti 3M Scotchlite™. Realizzata con una moderna tecnologia nell'area del D-ring dorsale per connessioni efficienti e una vestibilità sicura dell'imbracatura per i tuoi lavoratori, XE200 dispone anche di regolazione per il busto e di fibbie auto-bloccanti ad attacco rapido per ottimizzare la vestibilità. L'Imbracatura 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 è compatibile con una gamma di accessori 3M™ per anticaduta oggetti. Tutti i modelli sono dotati di cinghie di sollievo dal trauma da sospensione a basso profilo e sono fornite in una borsa di alta qualità per il trasporto e la conservazione.



#### Passaggio per linea vita retrattile

per la connessione/ disconnessione rapida e semplice di linee vita retrattili personali.



### 3M™ Connected Safety ID

RFID integrata per una gestione semplificata di inventario, ispezioni e degli archivi.



3M Fall Protection

Capital Safety (Northern Europe) Limited 3M Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK

Capital Safety Group (EMEA) Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue – BP15, 06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCIA

Telefono: +33 (0)4 83 58 08 08 Email: informationfallprotection@mmm.com Web: 3M.com/FallProtection

D-ring a posizionamento verticale automatico leggero in alluminio (brevettato) per un collegamento dorsale efficiente.

#### Pannelli riflettenti 3M™ Scotchlite™

per una maggiore visibilità in ambienti scarsamente illuminati.





#### Assemblaggio della fibbia sul petto a croce

(in attesa di brevetto)

Punto di ancoraggio di arresto caduta frontale, posizione ottimizzata sul corpo per l'arrampicata con sistemi anticaduta.



#### Regolatore torso girevole (brevettato)

per una regolazione rapida e semplice della vestibilità dell'imbracatura.

#### Comoda imbottitura ibrida con lato inferiore in trama traspirante

per un maggiore comfort termico e una migliore ergonomia.

\*Modelli XF200 disponibili

## 3M, DBI-SALA, ExoFit and Nano-Lok sono marchi di 3M Company e delle sue consociate. © 3M 2022. Tutti i diritti riservati

Il montaggio e l'utilizzo del prodotto descritto nel presente documento presuppongono che l'utilizzatore abbia già avuto precedenti esperienze con questo tipo di prodotti e che gli stessi vengano assemblati da un professionista competente, in base alla documentazione del prodotto. Prima di qualunque utilizzo di questo prodotto, si consiglia di effettuare alcune prove per assicurarsi che offra buone prestazioni nell'ambito dell'applicazione per la quale si intende adoperarlo. Tutte le informazioni e i dettagli specifici contenuti nel presente documento si inferiscono a questo determinato prodotto 3M e non possono essere applicati ad altri prodotti o ambienti. Qualunque azione o utilizzo di questo prodotto non conforme al presente documento si intende a rischio dell'utilizzatore. Losservanza delle psecifiche relativa al prodotto contenute nel presente documento non esonerano l'utilizzato di questo prodotto non conforme al presente documento si intende a rischio dell'utilizzatore. Losservanza delle psecifiche relativa al prodotto contenute nel presente documento non esonerano l'utilizzatore all'utilizzatore all'utilizzat

sollievo per

i traumi da

integrate

(brevettate)

sospensione

a basso profilo

GARANZIA GLOBALE DEL PRODOTTO, RIMEDIO LIMITATO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ SULLA GARANZIA: QUANTO SEGUE VIENE EFFETTUATO IN SOSTITUZIONE DI QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE, ESPRESSA O IMPLICITE, INCLUDENDO LE GARANZIE IMPLICITE O LE CONDIZIONI DI COMMERCIABILITÀ NON OFFRE ALTRE GARANZIE O CONDIZIONI, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUDENDO LE GARANZIE IMPLICITE O LE CONDIZIONI DI COMMERCIABILITÀ NON OFFRE ALTRE GARANZIE O CONDIZIONE IMPLICITE, INCLUSE, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. Salvo diversa disposizione delle leggi locali, i prodotti di protezione anti-caduta 3M sono garantiti contro i difetti di fabbrica nella lavorazione e nei materiali per un periodo di un anno dalla data di installazione o primo utilizzo da parte del proprietario originale. RIMEDIO LIMITATO: Previo avviso scritto a 3M, 3M riparerà o sostituirà qualsiasi prodotto determinato da 3M che presenta un difetto di fabbrica nella produzione o nei materiali. 3M si riserva il diritto di richiedere che il prodotto venga restituito alla propria struttura per la valutazione delle richieste di garanzia. Questa garanzia non copre i danni al prodotto dovuti a usura, abuso, uso improprio, danni durante il trasporto, mancata manutenzione del prodotto o altri danni al di fuori del controllo di 3M. 3M sarà l'unico valutatore delle condizioni del prodotto ed elle opzioni di garanzia. Questa garanzia si applica solo all'acquirente originale ed è l'unica garanzia applicabile ai prodotti di protezione anti-caduta 3M. Si prega di contattare il servizio clienti di 3M nella propria regione per assistenz. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGI LOCALI, SMR NON È RESPONSABILE PER ALCUN DANNO INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE O CONSEQUENZIALE COMPRESO, MA NON LIMITAZIONE DI REPORITTA, IN PROFITTI, IN PROFITTI, IN PROSIOTI, A PRESCINDERE DALLA TEORIA GIURIDICA AFFERMATA.