

日塗工近似色一覧

Solid Color

ソリッドカラー

3M™ ダイノック™ フィルム PS-MTシリーズ (マットシリーズ)

品番末尾に「M」がついている製品(品番白抜き記載)は、マットシリーズです。特殊コーティングをフィルム表面に施すことにより、表面反射を極力抑え、拡散反射によって、より上質な素材感を表現することが可能となりました。

取り扱い方法が異なるため、詳細は表紙裏の冊子のP11を参照ください。「M」が表記されている品番については、特に取り扱いに注意が必要な品番です。PS-3866MTは、これまでのPS-MTシリーズと同等の性能を維持したまま耐汚染性、耐汚染性をさらに向上させた製品です。裏面は差を認識しやすいため、同じ面への施工は新製品との混入は避け、必ず同一品番をご使用ください。PS-3870MTはPS-3870MTと外観・施工性が若干異なるため、施工時に注意が必要です。詳細は表紙裏の冊子のP11-17を参照ください。

-	-	N-95	N-93	N-93	-
PS-009NEO (旧品番:NEO-R002)	PS-010NEO (旧品番:NEO-R003)	PS-959 PS-959EX	PS-503	PS-1188	PS-3899MT (旧品番:PS-1989MT)
-	N-93	-	-	75-90A	-
HG-1205	PS-3904MT (旧品番:PS-1904MT)	PS-003AR	PS-002AR	PS-1441	PS-3865MT (旧品番:PS-1865MT)
N-93	-	N-93	19-90A	22-85A	N-82
PS-957 PS-957EX	PS-001AR	PS-1187	PS-975	PS-1437	PS-005AR
25-92B	25-90A	N-93	19-92B	N-85	N-82
PS-1186	PS-004AR	PS-976 PS-976EX	PS-982 PS-982NEO	PS-955	PS-954
25-90A	-	19-92B	22-85A	N-82	N-72
PS-3864MT (旧品番:PS-1864MT)	PS-011NEO (旧品番:NEO-R006)	PS-998	PS-1184	PS-3091MT (旧品番:PS-2091MT)	PS-952
25-92B	25-90A	-	22-80B	N-75	N-55
PS-090 PS-090EX	PS-1185	PS-012NEO (旧品番:NEO-R012)	PS-1438	PS-3866MT (旧品番:PS-1866MT)	PS-950
25-90C	-	25-85A	25-75A	N-60	N-50
PS-042	PS-014NEO (旧品番:NEO-R038)	PS-091	PS-971	PS-3092MT (旧品番:PS-2092MT)	PS-3093MT (旧品番:PS-2093MT)
-	22-87C	-	-	-	N-50
PS-013NEO (旧品番:NEO-R037)	PS-048	PS-3863MT (旧品番:PS-1863MT)	PS-006AR	PS-3100MT (旧品番:PS-2100MT)	PS-949
25-85C	22-85C	22-70B	N-35	N-40	N-40
PS-073	PS-093	PS-3095MT (旧品番:PS-2095MT)	PS-1439	PS-992	PS-3868MT (旧品番:PS-1868MT)
22-75C	22-60C	19-30A	35-30B	N-25	N-30
PS-022	PS-034	PS-1005	PS-3101MT (旧品番:PS-2101MT)	PS-948	PS-885
-	19-30A	N-25	N-25	N-25	N-15
PS-3096MT (旧品番:PS-2096MT)	PS-1440	PS-3084MT (旧品番:PS-2084MT)	PS-504 PS-504DG	PS-1193 (旧品番:PS-1193MT)	PS-008AR
19-30A	-	N-25	N-20	N-20	-
PS-007AR	PS-3097MT (旧品番:PS-2097MT)	PS-999	PS-3870MT	PS-1870MT	HG-1201

※PS-1193は、艶消しの配合を出すために、裏面に特殊樹脂を使用しています。そのため、他の製品に比べて耐汚染性が劣ります。頻りに手が触れる用途での採用はお控えください。また、施工後のフィルムへの光の照射具合によって、裏面に艶消しのムラが見える場合があります。

■選定・施工・メンテナンスにあたってのご注意、不具合等に関しては表紙裏の冊子またはWebサイトを必ずご覧ください。●約3~5年の屋外耐候性を有します。●は、スタンダード製品に併記した機能製品には適用されません。①②③3次元曲面に施工する際はご注意ください。●施工を避けていただく製品です。●選定時及び施工時、特に取り扱いに注意が必要な品番です。詳細は表紙裏の冊子のP11-17を参照ください。

④ ARシリーズ: 耐汚染性
⑤ EXシリーズ: 約10年の屋外耐候性
⑥ DGシリーズ: ガラス用
機能製品は裏面の質感がスタンダード製品と異なるため、サンプルでご確認ください。
※耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐後年数を保証するものではありません。

品番	ロールサイズ	材料設計価格	品番	ロールサイズ	材料設計価格	品番	ロールサイズ	材料設計価格
HG	W1220mm x L50m	¥12,100/㎡	PS-DG	W1220mm x L25m	¥7,600/㎡	PS-MTRC	W1220mm x L50m	¥9,700/㎡
PS	W1220mm x L50m	¥5,400/㎡	PS-EX	W1220mm x L50m	¥8,700/㎡	PS-NEO	W1220mm x L50m	¥5,400/㎡
PS-AR	W1220mm x L25m	¥7,600/㎡	PS-MT	W1220mm x L50m	¥9,700/㎡			

69-80H	09-80D	-	22-90H	39-80B	22-85C
PS-713	PS-281	PS-112	PS-1442	PS-116	PS-075
75-70L	99-70L	05-50V	-	32-70T	19-80F
PS-1450	PS-1454	PS-1459	PS-1443	PS-1446	PS-027
75-60P	-	07-40X	19-75X	39-60L	15-60D
PS-920	PS-121	PS-910	PS-912	PS-1010	PS-3098MT (旧品番:PS-2098MT)
75-40T	99-50X	05-40V	17-70P	45-50T	15-50D
PS-506	PS-1455	PS-900	PS-1444	PS-135	PS-074
77-30T	92-40V	05-40V	15-65X	42-40P	15-40B
PS-140	PS-1823	PS-1008	PS-134	PS-914	PS-292
75-40L	85-40L	-	12-60X	-	15-30B
PS-668	PS-1457	HG-1511	PS-141	PS-665	PS-293
75-30D	-	05-30T	09-50X	45-30D	15-30B
PS-1825		PS-1009	PS-1821	PS-1447	PS-294
75-30B	-	05-30D	-	-	22-30B
PS-1826		PS-107			PS-110

Eco Series RC Recycled Content Film

Eco シリーズ RC

ボタケ貝殻由来のバイオベース材料とペトリル由来のリサイクルPET樹脂から作られた、美しいアースカラーのコレクションです。詳細はP21をご覧ください。

▲ 平滑下地・Dボード工法専用

- 平滑な下地専用の製品です。石膏ボードやモルタル等のパテ処理を必要とする下地への施工は不陸が、目立つたおそれがあります。金網やアルミ板など平滑な下地、またはDボード工法をお勧めします。
- スタンダード製品と取り扱いが異なりますので、表紙裏冊子P12シリーズ選定・施工にあたってのご注意および製品説明書を必ずご確認ください。

製品説明書



PS-2404MTRC	PS-2400MTRC	PS-2401MTRC	PS-2402MTRC	PS-2403MTRC	PS-2406MTRC
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Solid Color

Solid Color

マンセル値(参考値) / 日塗工近似色 / DIC^{※1}近似色 対応表

品番	マンセル値 ^{※2}		近似色 ^{※3}	
	H	V/C	日塗工	DIC
PS-001AR	8.3GY	9.5/0.2	-	-
PS-002AR	1.0BG	9.3/0.2	-	-
PS-003AR	7.2YR	9.3/0.2	-	-
PS-004AR	5.1Y	9.2/0.8	25-90A	-
PS-005AR	4.5GY	8.3/0.3	N-82	-
PS-006AR	9.5GY	4.6/0.2	-	-
PS-007AR	5.0RP	3.2/0.1	19-30A	DIC-521
PS-008AR	4.4PB	2.5/0.2	N-15	DIC-581B
PS-022	1.3Y	7.5/1.4	22-75C	-
PS-027	0.7Y	8.0/2.5	19-80F	-
PS-034	2.4Y	6.2/1.2	22-60C	-
PS-042	3.5Y	8.9/1.3	25-90C	-
PS-048	1.6Y	8.8/1.3	22-87C	-
PS-073	3.7Y	8.6/1.3	25-85C	-
PS-074	7.5YR	5.5/1.7	15-50D	-
PS-075	1.5Y	8.4/1.6	22-85C	-
PS-090	3.4Y	9.1/0.8	25-92B	-
PS-091	3.5Y	8.4/0.9	25-85A	-
PS-093	0.8Y	8.3/1.4	22-85C	-
PS-107	7.1R	3.3/1.9	05-30D	-
PS-110	10.0YR	3.3/0.9	22-30B	-
PS-112	7.8YR	8.6/1.8	-	DIC PART II 2043
PS-116	0.5G	8.1/1.3	39-80B	DIC PART II 2155
PS-121	7.3Y	6.5/7.3	-	DIC 258
PS-134	4.3YR	6.7/12.4	15-65X	DIC 121
PS-135	6.5G	5.1/9.7	45-50T	DIC 216
PS-140	6.9PB	3.4/8.0	77-30T	DIC PART II 2601
PS-141	1.7YR	6.2/12.0	12-60X	DIC PART II 2518
PS-281	7.3R	7.9/2.2	09-80D	-
PS-292	7.6YR	4.0/1.4	15-40B	-
PS-293	4.0YR	3.2/1.4	15-30B	-
PS-294	5.4YR	3.0/1.1	15-30B	-
PS-503	5.1YR	9.4/0.1	N-93	-
PS-504	2.6PB	2.6/0.1	N-25	-
PS-506	5.7PB	4.1/9.9	75-40T	-
PS-665	0.4BG	3.5/2.4	-	DIC PART II 2355
PS-668	5.4PB	3.6/3.3	75-40L	DIC 434
PS-713	8.7B	8.3/2.5	69-80H	DIC 21
PS-885	0.3PB	3.3/0.3	N-30	-
PS-900	4.0R	1.2/10.0	05-40V	DIC PART II 2488
PS-910	6.1R	4.5/12.9	07-40X	DIC PART II 2498
PS-912	1.2Y	8.0/11.3	19-75X	DIC PART II 2536
PS-914	2.6G	4.2/6.3	42-40P	DIC 388
PS-920	4.3PB	4.9/6.8	75-60P	DIC PART II 2391
PS-948	2.9PB	3.0/0.3	N-25	-
PS-949	5.7BG	4.6/0.1	N-50	-
PS-950	5.6GY	5.4/0.1	N-55	-
PS-952	0.4GY	7.2/0.1	N-72	-
PS-954	5.1GY	8.1/0.1	N-82	-
PS-955	5.0GY	8.6/0.1	N-85	-
PS-957	2.7Y	9.1/0.2	N-93	-
PS-959	5.3RP	9.4/0.3	N-95	-
PS-971	2.9Y	7.6/0.4	25-75A	-
PS-975	2.7Y	9.1/0.5	19-90A	-
PS-976	2.5Y	9.3/0.4	N-93	-
PS-982	0.6Y	9.1/0.7	19-92B	-
PS-992	0.9PB	3.7/0.2	N-40	-
PS-998	0.7Y	9.3/0.7	19-92B	-

品番	マンセル値 ^{※2}		近似色 ^{※3}	
	H	V/C	日塗工	DIC
PS-999	2.6PB	3.0/0.3	N-25	-
PS-1005	2.8Y	3.7/0.4	19-30A	DIC 554
PS-1008	4.6R	4.1/12.2	05-40V	DIC PART II 2494
PS-1009	4.1R	3.6/7.5	05-30T	-
PS-1010	9.2GY	5.8/5.4	39-60L	DIC PART II 2553
PS-1183	4.1PB	2.2/0.2	N-25	-
PS-1184	3.8Y	8.6/0.5	22-85A	-
PS-1185	4.3Y	9.0/0.7	25-90A	-
PS-1186	3.8Y	9.4/0.8	25-92B	-
PS-1187	5.0Y	9.4/0.3	N-93	-
PS-1188	9.7R	9.2/0.3	N-93	-
PS-1437	1.7Y	8.7/0.4	22-85A	-
PS-1438	2.1Y	8.2/0.7	22-80B	-
PS-1439	6.0RP	3.7/0.1	N-35	-
PS-1440	4.3R	3.2/0.1	19-30A	DIC 516
PS-1441	6.1GY	9.0/0.2	75-90A	-
PS-1442	2.4Y	8.9/3.2	22-90H	-
PS-1443	3.8Y	8.5/10.4	-	-
PS-1444	6.5YR	7.3/9.5	17-70P	-
PS-1446	3.4GY	7.3/9.0	32-70T	-
PS-1447	8.6G	3.3/2.0	45-30D	DIC PART II 2355
PS-1450	4.6PB	7.6/5.2	75-70L	-
PS-1454	0.5R	7.5/6.1	99-70L	-
PS-1455	8.3RP	5.1/11.2	99-50X	DIC 278
PS-1457	6.5P	3.6/6.1	85-40L	-
PS-1459	5.0R	5.2/13.4	05-50V	-
PS-1821	9.0R	5.4/11.6	09-50X	DIC 200
PS-1823	4.1RP	3.9/9.3	92-40V	DIC 490
PS-1825	4.2PB	3.2/2.2	75-30D	DIC PART II 2395
PS-1826	4.1PB	3.2/1.0	75-30B	DIC PART II 2394
PS-1870MT	4.2PB	1.8/0.3	N-20	DIC-582
PS-3091MT	4.0GY	8.1/0.2	N-82	-
PS-3092MT	2.8GY	5.6/0.0	N-60	-
PS-3093MT	9.9B	4.6/0.3	N-50	-
PS-3094MT	1.1PB	2.8/0.2	N-25	-
PS-3095MT	3.9Y	6.9/0.8	22-70B	-
PS-3096MT	2.2Y	4.2/0.5	-	-
PS-3097MT	6.6YR	2.4/0.4	-	-
PS-3098MT	4.7YR	5.9/1.7	15-60D	-
PS-3100MT	7.9GY	3.9/0.3	-	DIC-514
PS-3101MT	7.4GY	3.0/0.4	35-30B	-
PS-3863MT	2.5Y	8.2/0.7	-	-
PS-3864MT	4.8Y	9.0/0.6	25-90A	-
PS-3865MT	9.6GY	8.6/0.2	-	-
PS-3866MT	6.2GY	7.2/0.1	N-75	-
PS-3869MT	0.3PB	3.6/0.3	N-40	DIC-541
PS-3870MT	4.2PB	2.0/0.3	N-20	-
PS-3904MT	5.4GY	9.5/0.3	N-93	-
PS-3989MT	2.0BG	9.3/0.1	-	-

上記以外のPS品番については該当色がありません。

※1 DICカラーガイド[®]。DICカラーガイドはDIC株式会社の商標です。


※2 マンセル値は測定機器(ミノルタ製カラーメーター)の差などによりデータが若干変わりますので、あくまで参考値としてご利用ください。

※3 日塗工、DICのカラーガイドの中から近似色を選びました。同色ではありませんので、あくまで参考情報としてご利用ください。フィルムの選定にあたってはサンプルにてご確認ください。

- ① 近似色表示は昼光色蛍光灯および自然光の下で目視による評価を実施しています。光源や環境により見え方が変わることがあります。
- ② 近似色表示は品番の重複があります。
- ③ 近似色表示は保証するものではありません。
- ④ 近似色の判断は当社の独自の判断によるものです。日本塗料工業会、DICは、当該判断に一切、関わっていません。

木目柄・石目柄リピートピッチ / もくり表

柄リピートの送りパターン



木目柄・石目柄のリピートについて

3M™ ダイノック™ フィルムの全ての柄にはリピートがありますが、リピートピッチは製造工程上のばらつきが避けられませんが、以下のリピートピッチの数値はあくまで参考値としてご利用ください。この数値をもとにした材料取りや裁断を行わないようご注意ください。

品番	木種	もくり	リピートピッチ (mm)		送りパターン
			タテ	ヨコ	
Dry Wood ドライウッド(DW)					
DW-1871MT	エルム	縦目	990	395	1/2step送り
DW-1873MT	メイプル	板目	1,280	1,200	1/2step送り
DW-1874MT	メイプル	板目	1,280	1,200	1/2step送り
DW-1875MT	チェスナット/栗	縦目	1,290	615	1/2step送り
DW-1875PV	チェスナット/栗	縦目	1,290	615	1/2step送り
DW-1876MT	チェスナット/栗	縦目	1,290	615	1/2step送り
DW-1877MT	オーク	板目	1,290	715	1/2step送り
DW-1878MT	オーク	板目	1,290	590	1/2step送り
DW-1882MT	ウォールナット	板目	1,290	1,220	全面送り
DW-1883MT	オーク	板目	1,280	640	1/2step送り
DW-1884MT	オーク	板目	1,280	640	1/2step送り
DW-1885MT	アッシュ/タモ	板目	1,280	685	1/2step送り
DW-1887MT	オーク	板目	1,280	605	1/2step送り
DW-1888MT	オーク	板目	1,280	605	1/2step送り
DW-1889MT	ウォールナット	板目	1,290	780	1/2step送り
DW-1891MT	ウォールナット	板目	1,290	780	1/2step送り
DW-1893MT	オーク	板目	1,285	590	1/2step送り
DW-1897MT	オーク	板目	1,285	590	1/2step送り
DW-1898MT	アッシュ/タモ	板目	1,290	470	1/2step送り
DW-1899MT	ウォールナット	板目	1,280	590	1/2step送り
DW-1900HMT	ウォールナット	〈横〉板目	1,280	1,220	全面送り
DW-1901MT	チェリー	縦目	990	360	1/2step送り
DW-1902MT	チーク	板目	1,290	620	1/2step送り
DW-1903PV	アッシュ/タモ	板目	1,290	470	1/2step送り
DW-1993MT	オーク	縦目	1,290	975	1/2step送り
DW-1993PV	オーク	縦目	1,290	975	1/2step送り
DW-2197MT	ウォールナット	板目	1,290	610	1/2step送り
DW-2197PV	ウォールナット	板目	1,290	610	1/2step送り
DW-2198MT	ビーチ/ブナ	板目	1,280	590	1/2step送り
DW-2199MT	オーク	板目	1,280	745	1/2step送り
DW-2200MT	メイプル	板目	1,280	515	1/2step送り
DW-2201MT	アッシュ/タモ	縦目	990	415	1/2step送り
DW-2202MT	チェリー	縦目	980	770	1/2step送り
DW-2203MT	ウォールナット	板目	990	610	1/2step送り
DW-2204MT	オーク	板目	990	605	1/2step送り
DW-2205MT	オーク	板目	1,280	1,220	全面送り
DW-2206MT	オーク	板目	1,280	875	1/2step送り
DW-2207MT	チェスナット/栗	縦目	1,290	495	1/2step送り
DW-2208MT	オーク	板目	1,290	775	1/2step送り
DW-2208PV	オーク	板目	1,290	775	1/2step送り
DW-2209MT	クスノキ	縦目	1,290	465	1/2step送り
DW-2210MT	オーク	ブランク	1,280	590	1/2step送り
DW-2211MT	ウォールナット	板目	1,290	1,220	全面送り
DW-2212MT	ウォールナット	板目	1,290	605	1/2step送り
DW-2213MT	ウォールナット	板目	1,290	1,220	全面送り
DW-2214MT	ウォールナット	縦目	1,280	745	1/2step送り
DW-2215MT	ウォールナット	板目	1,290	605	1/2step送り
DW-2216MT	クスノキ	縦目	1,290	465	1/2step送り
DW-2217MT	ウォールナット	板目	1,290	1,220	全面送り
DW-2218MT	ウォールナット	板目	1,290	610	1/2step送り
DW-2219MT	バイン/ラーチ	板目	980	1,220	全面送り
DW-2221MT	ウォールナット	板目	1,280	980	1/2step送り
DW-2222MT	ウォールナット	板目	1,290	605	1/2step送り
DW-2223MT	オーク	板目	1,290	775	1/2step送り
DW-2225MT	オーク	板目	1,280	745	1/2step送り
DW-2229MT	スギ	板目	1,290	1,145	1/2step送り
DW-2470MT	オーク	縦目	1,280	750	1/2step送り
DW-2471MT	オーク	板目	1,280	790	1/2step送り
DW-2472MT	オーク	板目	1,280	790	1/2step送り
DW-2473MT	オーク	縦目	1,290	650	1/2step送り
DW-2474MT	ウォールナット	縦目	1,290	720	1/2step送り
DW-2475MT	チーク	板目	1,290	635	1/2step送り
DW-2476MT	チェリー	板目	980	605	1/2step送り
DW-2477MT	エルム	板目	1,290	690	1/2step送り
DW-2478MT	オーク	板目	1,280	945	1/2step送り
DW-2479MT	チェスナット/栗	板目	1,290	1,220	全面送り
DW-2480MT	ウォールナット	板目	1,280	625	1/2step送り
DW-2481MT	マホガニー	板目	1,280	1,220	全面送り
Fine Wood ファインウッド(FW)					
FW-232	アニグレ	縦目	970	410	1/2step送り
FW-233	ウォールナット	縦目	970	490	1/2step送り
FW-233AR	ウォールナット	縦目	970	490	1/2step送り

品番	木種	もくり	リピートピッチ (mm)		送りパターン
			タテ	ヨコ	
FW-234	チェリー	縦目	990	360	1/2step送り
FW-236	オーク	縦目	980	560	1/2step送り
FW-236AR	オーク	縦目	980	560	1/2step送り
FW-237	オーク	縦目	980	560	1/2step送り
FW-240	カリン	板目	980	570	1/2step送り
FW-324	バルダオ	縦目	1,290	740	1/2step送り
FW-327	ビーチ/ブナ	板目	1,290	615	1/2step送り
FW-330	ウォールナット	板目	1,280	580	1/2step送り
FW-332	ウォールナット	板目	1,280	400	1/2step送り
FW-336	アッシュ/タモ	板目	1,290	470	1/2step送り
FW-337	アッシュ/タモ	板目	1,290	470	1/2step送り
FW-337AR	アッシュ/タモ	板目	1,290	470	1/2step送り
FW-338	ウォールナット	縦目	960	580	並行送り
FW-338AR	ウォールナット	縦目	960	580	並行送り
FW-502	ウォールナット	縦目	990	300	1/2step送り
FW-510	ウォールナット	縦目	990	300	1/2step送り
FW-606H	ゼブラウッド	〈横〉縦目	790	935	並行送り
FW-607H	ゼブラウッド	〈横〉縦目	790	935	並行送り
FW-608H	ウォールナット	〈横〉縦目	970	1,220	全面送り
FW-609H	ウォールナット	〈横〉縦目	970	1,220	全面送り
FW-612	チェリー	縦目	990	340	1/2step送り
FW-613	ウォールナット	板目	990	515	1/2step送り
FW-625	オーク	縦目	980	310	1/2step送り
FW-625AR	オーク	縦目	980	310	1/2step送り
FW-627	オーク	縦目	1,280	580	1/2step送り
FW-640	桐	縦目	980	335	1/2step送り
FW-641	バイン/ラーチ	縦目	830	315	1/2step送り
FW-650	ウォールナット	縦目	960	580	並行送り
FW-651	ウォールナット	板目	1,290	590	1/2step送り
FW-655	チェリー	板目	990	600	1/2step送り
FW-656	ゼブラウッド	縦目	970	350	1/2step送り
FW-677	マホガニー	縦目	830	295	1/2step送り
FW-788	オーク	縦目	990	300	1/2step送り
FW-795	ウォールナット	縦目	990	300	1/2step送り
FW-886	マホガニー	縦目	970	460	1/2step送り
FW-887	マホガニー	縦目	970	460	1/2step送り
FW-888	アニグレ	縦目	990	235	1/2step送り
FW-1021	ウォールナット	板目	990	395	1/2step送り
FW-1022	ウォールナット	板目	1,280	590	1/2step送り
FW-1022AR	ウォールナット	板目	1,280	590	1/2step送り
FW-1023	ウォールナット	板目	1,280	590	1/2step送り
FW-1039H	チーク	〈横〉縦目	1,280	1,220	全面送り
FW-1113	ウォールナット	縦目	1,280	530	1/2step送り
FW-1121H	ウォールナット	〈横〉板目	1,280	1,220	全面送り
FW-1122	ウォールナット	縦目	970	385	1/2step送り
FW-1122AR	ウォールナット	縦目	970	385	1/2step送り
FW-1123	ウォールナット	縦目	1,280	525	1/2step送り
FW-1124	チーク	縦目	1,280	645	1/2step送り
FW-1125	チーク	縦目	990	470	1/2step送り
FW-1127	オーク	板目	990	395	1/2step送り
FW-1129	オーク	縦目	1,290	975	1/2step送り
FW-1129AR	オーク	縦目	1,290	975	1/2step送り
FW-1130H	オーク	〈横〉縦目	980	1,220	全面送り
FW-1135	ローズウッド	縦目	990	470	1/2step送り
FW-1136H	ローズウッド	〈横〉縦目	990	940	並行送り
FW-1138	ホウノキ	縦目	1,290	1,220	全面送り
FW-1138AR	ホウノキ	縦目	1,290	1,220	全面送り
FW-1207	ウォールナット	縦目	960	580	並行送り
FW-1208	ウォールナット	縦目	960	580	並行送り
FW-1211	バーチ	板目	1,290	470	並行送り
FW-1212	バーチ	板目	1,290	470	並行送り
FW-1214	エルム	縦目	990	885	並行送り
FW-1215	エルム	縦目	990	885	並行送り
FW-1216	エルム	縦目	990	885	並行送り
FW-1217	チェスナット/栗	板目	1,290	680	1/2step送り
FW-1255	オーク	板目	1,290	460	1/2step送り
FW-1256	オーク	板目	1,290	460	1/2step送り
FW-1256PV	オーク	板目	1,290	460	1/2step送り
FW-1257	オーク	板目	1,290	460	1/2step送り
FW-1258	アッシュ/タモ	板目	1,285	395	1/2step送り
FW-1259	アッシュ/タモ	板目	1,285	395	1/2step送り
FW-1261	メイプル	板目	1,290	670	1/2step送り
FW-1262	メイプル	板目	1,290	670	1/2step送り

品番	木種・石種	もくり	リピートピッチ(mm)		送りパターン
			タテ	ヨコ	
FW-1262PV	メイプル	板柱	1,290	670	1/2step送り
FW-1265	エルム	板柱	980	710	1/2step送り
FW-1266	エルム	板柱	980	710	1/2step送り
FW-1272	チーク	柱目	1,290	740	1/2step送り
FW-1273	チーク	柱目	1,290	740	1/2step送り
FW-1279	チェリー	柱目	990	360	1/2step送り
FW-1280	チェリー	柱目	990	360	1/2step送り
FW-1280AR	チェリー	柱目	990	360	1/2step送り
FW-1282	チェリー	柱目	790	395	1/2step送り
FW-1283	チェリー	柱目	810	400	1/2step送り
FW-1285	オーク	板柱	1,085	575	1/2step送り
FW-1286	オーク	板柱	1,085	575	1/2step送り
FW-1291	オーク	柱目	990	455	1/2step送り
FW-1293	アッシュ/タモ	板柱	1,290	680	1/2step送り
FW-1293AR	アッシュ/タモ	板柱	1,290	680	1/2step送り
FW-1294	アッシュ/タモ	板柱	1,290	680	1/2step送り
FW-1294AR	アッシュ/タモ	板柱	1,290	680	1/2step送り
FW-1296	アッシュ/タモ	板柱	1,290	650	1/2step送り
FW-1302	チーク	板柱	1,290	600	1/2step送り
FW-1306	オーク	プランク	1,290	640	1/2step送り
FW-1307	パイン/ラーチ	板目	1,290	750	1/2step送り
FW-1331	ウォールナット	板目	1,280	400	1/2step送り
FW-1683	ウォールナット	板柱	990	515	1/2step送り
FW-1735H	ウォールナット	プランク	1,280	915	並行送り
FW-1737	チェリー	柱目	810	400	1/2step送り
FW-1738	チェリー	柱目	810	400	1/2step送り
FW-1743	ウォールナット	板目	970	410	1/2step送り
FW-1744	ウォールナット	板目	970	410	1/2step送り
FW-1746	エルム	柱目	1,000	485	1/2step送り
FW-1751	ウォールナット	板柱	1,280	610	1/2step送り
FW-1755	ウォールナット	柱目	1,290	740	1/2step送り
FW-1757	デザインウッド	柱目	990	355	1/2step送り
FW-1761	デザインウッド	デザイン	990	1,220	全面送り
FW-1765	オーク	板目	1,284	590	1/2step送り
FW-1766	オーク	板目	1,284	590	1/2step送り
FW-1767	オーク	板目	1,284	590	1/2step送り
FW-1770	オーク	柱目	1,290	640	1/2step送り
FW-1801	ウォールナット	板柱	1,290	685	1/2step送り
FW-1805	チーク	柱目	990	395	1/2step送り
FW-1810	チェスナット/栗	柱目	1,280	385	1/2step送り
FW-1970	パイン/ラーチ	板目	990	600	1/2step送り
FW-1972	アッシュ/タモ	板目	990	455	1/2step送り
FW-1974	イベ	板柱	1,285	590	1/2step送り
FW-1975	イベ	板柱	1,285	590	1/2step送り
FW-1976	チェスナット/栗	柱目	1,290	615	1/2step送り
FW-1977	チェスナット/栗	柱目	1,290	615	1/2step送り
FW-1977PV	チェスナット/栗	柱目	1,290	615	1/2step送り
FW-1978	ヒッコリー	板目	990	790	1/2step送り
FW-1979	ヒッコリー	板目	990	1,220	全面送り
FW-1981	ヒノキ	柱目	1,290	790	1/2step送り
FW-1983	ウォールナット	板柱	1,280	980	1/2step送り
FW-1986	オーク	柱目	1,285	395	1/2step送り
FW-1987	オーク	柱目	1,285	395	1/2step送り
FW-1988	チェスナット/栗	柱目	1,290	615	1/2step送り
FW-2420	オーク	板目	990	1,220	全面送り
FW-2421	オーク	板目	990	1,220	全面送り
FW-2422	エルム	柱目	990	395	1/2step送り
FW-2423	オーク	柱目	970	430	1/2step送り
FW-2424	オーク	板目	1,280	1,220	全面送り
FW-2425	パイン/ラーチ	プランク	1,290	1,220	全面送り
FW-2426	オーク	ヘリンボーン	980	1,220	全面送り
FW-2427	ウォールナット	柱目	1,290	1,220	全面送り
FW-7006	ウォールナット	板柱	830	425	1/2step送り
FW-7007	チーク	柱目	980	460	1/2step送り
FW-7008	ウォールナット	板目	1,290	1,220	全面送り
FW-7009	ウォールナット	板目	1,290	1,220	全面送り
FW-7011	クスノキ	柱目	1,280	780	1/2step送り
FW-7011AR	クスノキ	柱目	1,280	780	1/2step送り
FW-7015	チーク	板目	1,280	470	1/2step送り
FW-7017	オーク	柱目	1,280	315	1/2step送り
FW-7017AR	オーク	柱目	1,280	315	1/2step送り
Metallic Wood メタリックウッド(MW)					
MW-777	エボニー/コクタン	柱目	830	395	1/2step送り
MW-1416	デザインウッド	柱目	1,285	1,220	全面送り
MW-1418	レッドウッド	柱目	830	600	1/2step送り
MW-1419	レッドウッド	柱目	830	600	1/2step送り
MW-1832	オーク	板目	990	1,220	全面送り
Premium Wood プレミアムウッド(PW)					
PW-2305MT	ヒッコリー	板柱	990	1,220	全面送り
PW-2306MT	チェスナット/栗	板柱	990	1,220	全面送り
PW-2307MT	オーク	板柱	990	1,220	全面送り
PW-2308MT	オーク	板柱	990	1,220	全面送り
PW-2309MT	オーク	板柱	990	1,220	全面送り
PW-2310MT	オーク	板柱	990	1,220	全面送り
PW-2311MT	オーク	板柱	990	1,220	全面送り
PW-2312MT	ウォールナット	板柱	990	1,220	全面送り
PW-2313MT	ウォールナット	板柱	990	1,220	全面送り
PW-2314MT	ウォールナット	板柱	990	1,220	全面送り
PW-2315MT	ウォールナット	板柱	990	1,220	全面送り

品番	木種・石種	もくり	リピートピッチ(mm)		送りパターン
			タテ	ヨコ	
PW-2316MT	エルム	板柱	990	1,220	全面送り
PW-2319MT	ウォールナット	板柱	990	1,220	全面送り
PW-2320MT	ウォールナット	柱目	990	1,220	全面送り
PW-2321MT	ウォールナット	柱目	990	1,220	全面送り
PW-2322MT	ウォールナット	柱目	990	1,220	全面送り
PW-2323MT	オーク	柱目	990	1,220	全面送り
PW-2324MT	オーク	柱目	990	1,220	全面送り
PW-2325MT	チーク	柱目	990	1,220	全面送り
PW-2326MT	オーク	柱目	990	630	1/2step送り
PW-2327MT	ハワイアンコア	板目	1,285	1,220	全面送り
PW-2328MT	マホガニー	柱目	990	1,220	全面送り
Wood Grain ウッドグレイン(WG)					
WG-156	アッシュ/タモ	板柱	1,300	595	1/2step送り
WG-157	チーク	板柱	980	345	1/2step送り
WG-166	オーク	板柱	1,300	600	1/2step送り
WG-247	シカモア	柱目	990	420	1/2step送り
WG-250	シルバーハート	板柱	1,300	415	1/2step送り
WG-256	オーク	柱目	980	310	1/2step送り
WG-364	ブピンガ	柵	990	295	1/2step送り
WG-364GN	ブピンガクロス	柵	990	295	1/2step送り
WG-376	オーク	柱目	1,280	580	1/2step送り
WG-417	デザインウッド	デザイン	640	465	1/2step送り
WG-428	デザインウッド	デザイン	640	465	1/2step送り
WG-453	ヒノキ	柱目	970	230	1/2step送り
WG-467	アッシュ/タモ	板柱	1,300	555	1/2step送り
WG-629	チェリー	柱目	970	315	1/2step送り
WG-657	デザインウッド	デザイン	640	465	1/2step送り
WG-664	エボニー/コクタン	柱目	830	395	1/2step送り
WG-693	プリマベラ	柱目	980	395	1/2step送り
WG-695	オーク	板柱	980	610	1/2step送り
WG-696	オーク	板柱	980	610	1/2step送り
WG-697	オーク	板柱	1,300	600	1/2step送り
WG-699	ベア	板柱	970	380	1/2step送り
WG-709	シカモア	板柱	780	595	並行送り
WG-763	バースアイメイプル	柵	810	420	1/2step送り
WG-763GN	バースアイメイプル	柵	810	420	1/2step送り
WG-831	メイプル	柱目	820	180	1/2step送り
WG-832	メイプル	柱目	970	265	1/2step送り
WG-833	メイプル	柱目	970	265	1/2step送り
WG-835	メイプル	柱目	990	445	1/2step送り
WG-836	メイプル	柱目	990	445	1/2step送り
WG-837	メイプル	柱目	990	445	1/2step送り
WG-841	アルダー	柱目	1,290	445	1/2step送り
WG-845	ヒノキ	柱目	980	275	1/2step送り
WG-846	スギ	柱目	660	780	並行送り
WG-854	オーク	柱目	980	560	1/2step送り
WG-865	チェリー	板目	1,300	600	1/2step送り
WG-877	チェリー	柱目	970	385	1/2step送り
WG-878	チェリー	柱目	970	385	1/2step送り
WG-879	メイプル	柱目	970	460	1/2step送り
WG-943	オーク	板柱	1,280	690	1/2step送り
WG-947	アッシュ/タモ	板柱	1,290	470	1/2step送り
WG-960	アッシュ/タモ	板柱	1,290	470	1/2step送り
WG-964	オーク	板柱	1,280	590	1/2step送り
WG-1044	エルム	板柱	980	710	1/2step送り
WG-1046	エルム	板柱	980	710	1/2step送り
WG-1050	オーク	柱目	1,280	590	1/2step送り
WG-1058	チェリー	板目	1,290	710	1/2step送り
WG-1067	ブラム	板柱	970	605	1/2step送り
WG-1070	エボニー/コクタン	柱目	640	60	1/2step送り
WG-1140	チーク	板柱	1,290	620	1/2step送り
WG-1141	チーク	板柱	1,290	620	1/2step送り
WG-1141PV	チーク	板柱	1,290	620	1/2step送り
WG-1142	チェリー	板目	990	600	1/2step送り
WG-1143	アッシュ/タモ	柱目	1,290	1,220	全面送り
WG-1144	オーク	板柱	990	290	1/2step送り
WG-1146	マホガニー	柱目	1,280	600	1/2step送り
WG-1147	カリン	柱目	790	450	並行送り
WG-1196	ブラックリンバ	柱目	990	195	1/2step送り
WG-1219	オーク	柱目	990	300	1/2step送り
WG-1220	オーク	柱目	990	300	1/2step送り
WG-1221	オーク	柱目	990	300	1/2step送り
WG-1336	ティネオ	柱目	1,290	580	1/2step送り
WG-1337	ティネオ	柱目	1,290	580	1/2step送り
WG-1339	オーク	柱目	990	590	並行送り
WG-1340	オーク	柱目	990	590	並行送り
WG-1342	オーク	柱目	990	590	並行送り
WG-1343	アッシュ/タモ	柱目	990	295	並行送り
WG-1344	アッシュ/タモ	柱目	990	295	並行送り
WG-1346	アッシュ/タモ	柱目	990	295	並行送り
WG-1348	アッシュ/タモ	柱目	990	295	並行送り
WG-1353	アッシュ/タモ	柱目	990	295	並行送り
WG-1358	オーク	板目	990	605	1/2step送り
WG-1360	チェリー	柱目	970	385	1/2step送り
WG-1364	チェリー	柱目	970	385	1/2step送り
WG-1365	ウォールナット	板柱	990	415	1/2step送り
WG-1368	ウォールナット	板柱	990	415	1/2step送り
WG-1369	ウォールナット	板柱	990	415	1/2step送り
WG-1370	ウォールナット	板柱	990	415	1/2step送り

品番	木種・石種	もくり	リピートピッチ(mm)		送りパターン
			タテ	ヨコ	
WG-1371	ウォールナット	板柱	990	415	1/2step送り
WG-1373	ウォールナット	板柱	990	415	1/2step送り
WG-1375	チェリー	板目	1,290	710	1/2step送り
WG-1703	ウォールナット	柱目	1,280	460	1/2step送り
WG-1704	ウォールナット	柱目	1,280	460	1/2step送り
WG-1705	ウォールナット	柱目	1,280	460	1/2step送り
WG-1708	ウォールナット	板柱	1,280	1,220	全面送り
WG-1709	ウォールナット	柱目	980	445	1/2step送り
WG-1709PV	ウォールナット	柱目	980	445	1/2step送り
WG-1710	オーク	柱目	1,290	690	1/2step送り
WG-1711GN	シカモア	柱目	990	420	1/2step送り
WG-1812	シナ	柱目	990	295	1/2step送り
WG-1814	メイプル	柱目	990	445	1/2step送り
WG-1815	チェリー	柱目	990	275	1/2step送り
WG-1835	オーク	板目	990	475	1/2step送り
WG-1836	ウォールナット	柱目	1,280	680	1/2step送り
WG-1837	ウォールナット	柱目	1,280	680	1/2step送り
WG-1838	オーク	柱目	1,280	610	1/2step送り
WG-1840	ウォールナット	柱目	1,280	1,220	全面送り
WG-1841	ウォールナット	柱目	1,280	640	1/2step送り
WG-1845	チェリー	柱目	970	385	1/2step送り
WG-1846	チェリー	柱目	970	385	1/2step送り
WG-1848	ウォールナット	柱目	990	450	1/2step送り
WG-2019	ウォールナット	板柱	990	415	1/2step送り
WG-2033	ウォールナット	板柱	990	415	1/2step送り
WG-2041	ウォールナット	板柱	990	415	1/2step送り
WG-2042	ウォールナット	板柱	990	415	1/2step送り
WG-2047	オーク	柱目	990	590	並行送り
WG-2049	オーク	柱目	990	590	並行送り
WG-2071	チェスナット/栗	柱目	1,290	615	1/2step送り
WG-2073	アッシュ/タモ	板柱	980	455	1/2step送り
WG-2075	アッシュ/タモ	板柱	980	455	1/2step送り
WG-2076	オーク	プランク	1,285	590	並行送り
WG-2078	パイン/ラーチ	プランク	980	1,220	全面送り
WG-2082H	ウォールナット	〈横〉柱目	990	935	並行送り
WG-2083H	ウォールナット	〈横〉柱目	990	935	並行送り
WG-2084H	ウォールナット	〈横〉柱目	990	935	並行送り
WG-2085	オーク	板目	990	605	1/2step送り
WG-2115	オーク	柱目	990	590	並行送り
WG-2246	ベア	板目	990	415	1/2step送り
WG-2430	オーク	板柱	1,280	700	1/2step送り
WG-2431	オーク	板柱	1,280	700	1/2step送り
WG-2432	オーク	板柱	1,280	700	1/2step送り
WG-2433	オーク	板柱	1,280	700	1/2step送り
WG-2434	オーク	板柱	1,280	700	1/2step送り
WG-2440	オーク	柱目	1,280	710	1/2step送り
WG-2441	オーク	柱目	1,280	710	1/2step送り
WG-2442	オーク	柱目	1,280	710	1/2step送り
WG-2443	オーク	柱目	1,280	710	1/2step送り
WG-2444	オーク	柱目	1,280	710	1/2step送り
WG-2450	ウォールナット	板柱	1,290	815	1/2step送り
WG-2451	ウォールナット	板柱	1,290	815	1/2step送り
WG-2452	ウォールナット	板柱	1,290	815	1/2step送り
WG-2453	ウォールナット	板柱	1,290	815	1/2step送り
WG-2454	ウォールナット	板柱	1,290	815	1/2step送り
WG-2460	ウォールナット	柱目	1,290	925	1/2step送り
WG-2461	ウォールナット	柱目	1,290	925	1/2step送り
WG-2462	ウォールナット	柱目	1,290	925	1/2step送り
WG-2463	ウォールナット	柱目	1,290	925	1/2step送り
WG-2464	ウォールナット	柱目	1,290	925	1/2step送り
WG-2707	ゼブラウッド	柱目	990	295	1/2step送り
WG-2839	アッシュ/タモ	柱目	990	295	並行送り
WG-2862	ウォールナット	板柱	990	415	1/2step送り
WG-2944	オーク	柱目	990	590	並行送り
WG-7022	チーク	板目	1,280	470	1/2step送り
WG-7024	カリン	板目	1,280	550	1/2step送り
Stone ストーン<ST>					
ST-736AR	マーブル	—	840	1,220	全面送り
ST-1586	グリジオカルニコ	—	990	935	1/2step送り
ST-1587	グリジオカルニコ	—	990	935	1/2step送り
ST-1588	アラベスカート	—	990	935	1/2step送り
ST-1828	石化木	—	1,280	755	1/2step送り
ST-1829	石化木	—	1,280	755	1/2step送り
ST-1831	マーブル	—	1,280	1,220	全面送り
ST-1911MT	サンドストーン	—	515	935	1/2step送り
ST-1914MT	マーブル	—	990	935	1/2step送り
ST-1914AR	マーブル	—	990	935	全面送り
ST-1915MT	サンドストーン	—	515	935	1/2step送り

品番	木種・石種	もくり	リピートピッチ(mm)		送りパターン
			タテ	ヨコ	
ST-1918MT	テラゾー	—	665	470	1/2step送り
ST-1919MT	サンドストーン	—	1,285	395	1/2step送り
ST-1919AR	サンドストーン	—	1,285	395	1/2step送り
ST-1920MT	グリジオカルニコ	—	990	935	1/2step送り
ST-1927MT	マーブル	—	990	935	1/2step送り
ST-2170MT	ライムストーン	—	970	915	並行送り
ST-2171MT	チェッポ (堆積岩)	—	1,290	1,220	全面送り
ST-2171AR	チェッポ (堆積岩)	—	1,290	1,220	全面送り
ST-2530MT	オニックス	—	1,280	1,220	全面送り
ST-2531MT	マーブル	—	990	1,220	全面送り
ST-2532MT	マーブル	—	1,280	905	1/2step送り
ST-2533MT	クォーツサイト	—	1,290	1,220	全面送り
ST-2534MT	マーブル	—	980	1,220	全面送り
ST-2535MT	マーブル	—	1,280	1,220	全面送り
ST-2536MT	マーブル	—	1,280	1,220	全面送り
ST-2537MT	マーブル	—	980	1,220	全面送り
ST-2538MT	マーブル	—	1,280	1,220	全面送り
ST-2539	テラゾー	—	640	590	1/2step送り
ST-2540MT	テラゾー	—	1,290	1,220	全面送り
ST-2541MT	ライムストーン	—	990	1,220	全面送り
ST-2542MT	トラバーチン	—	990	1,220	全面送り

3M™ ダイノック™ フィルム 横印刷シリーズ*

3M™ ダイノック™ フィルムのドライウッド・ファインウッド・ウッドグレイシリーズには木目柄の横柄に対応した「横印刷シリーズ」があります。木目柄の印刷方向を「縦」から「横」に変えることにより、木目横柄が簡単に施工できるようになりました。

横印刷について


通常はロール巻きの方向(縦)に木目柄が印刷されていますが、横印刷シリーズは柄が横方向に印刷されています。そのため、通常の木目柄のようにつなぎ合わせる必要がありません。例えばドアを横柄にする場合、つなぎ合わせによる材料ロスを出すことなく、1枚のシートで貼ることが可能です。

*横印刷シリーズは品番の番号末尾に“H”がついています。

以下の品番は横印刷に対応する縦印刷仕様もあります。


DW-1900HMT (横) → DW-1899MT (縦) FW-1121H (横) → FW-1022 (縦)
 FW-608H (横) → FW-1123 (縦) FW-1130H (横) → FW-1129 (縦)
 FW-609H (横) → FW-1113 (縦) FW-1136H (横) → FW-1135 (縦)
 FW-1039H (横) → FW-1124 (縦) FW-609HEX (横) → FW-1113EX (縦)

■通常の印刷方向(木目柄)の場合




長さに対して
水平方向


■横印刷シリーズ(木目柄)の場合



長さに対して
垂直方向



ドアに貼る場合
2回施工が必要
つなぎ目あり



ドアに貼る場合
施工1回で完了
つなぎ目なし

お日様マーク変更表

追加	☀	FE-1967	ME-1961	ME-1997	ME-2020	ME-2022	ME-2023	ME-2024	ME-2025	ME-2027	NU-2009	NU-2010
	☀	FA-1962	FW-1970	FW-1979	FW-1986	WG-2075						

☀ 屋外の垂直面に使用した場合、約3-5年の屋外耐候性*を有します。☼ 屋外の垂直面に使用した場合、約3-5年の耐候性*を有しますが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。
 *耐候性は使用環境などの影響を受けます。耐候年数を保証するものではありません。