





Diseñe el sistema que funcione para usted

Soluciones de acabado rotorbital

	1 Eliminación de defectos	2 Afinado de arañazos	3 Pulimento abrasivo / Afinado de microarañazos	4 Abrillantador	5 Eliminación de hologramas	
Proceso rotorbital Ideales para: - Pintura reciente y antigua - Todos los tipos de barniz - Reparación de panel completo y/o pequeñas reparaciones	 Disco de acabado con soporte film púrpura - P1500	 Trizact™ 3000	 Pulidora rotorbital/Pulimento abrasivo	 Pulidora rotorbital/Pulimento abrillantador	 No necesario (un paso menos)	Experiencia de usuario: - Sin hologramas - Menos riesgo de calentamiento de la pieza - Sin repeticiones - Menos salpicaduras - Fácil de limpiar - Acabado de alta calidad uniforme - Bajo nivel de compuestos orgánicos volátiles - Menos pasos frente a las soluciones rotatorias tradicionales - Diseño ergonómico fácil de usar Ventaja para el usuario: - Fácil de entrenar, aprender y usar sin poner en peligro la calidad - Evite el repintado y el impacto en el tiempo del ciclo - Proporciona un acabado de coche de exposición como si nunca se hubiera tocado - Sin pérdida de confianza en el trabajo - Se ha diseñado para ofrecerle un resultado uniforme, sea cual sea su nivel de experiencia. - Mejora la productividad y la satisfacción del cliente
Rotorbital en un paso Ideales para: - Pintura reciente y antigua - Todos los tipos de barniz - Reparación de panel completo y/o pequeñas reparaciones	 Disco de acabado con soporte film púrpura - P1500	 Trizact™ 3000	 Trizact™ 8000	 Pulidora rotorbital/Pulimento abrillantador	 No necesario (un paso menos)	
Reparación rotorbital de motas Ideales para: - Pintura fresca - Todos los tipos de barniz - Para mantener las zonas lijadas al mínimo	 3M™ Finesse-It™ Disco de acabado fino, 32 mm P3000	 Trizact™ 8000	 Trizact™ 8000	 Pulidora rotorbital/Pulimento abrillantador	 No necesario (dos pasos menos)	

Soluciones de acabado rotatorio

	1 Eliminación de defectos	2 Afinado de arañazos	3 Pulimento abrasivo / Afinado de microarañazos	4 Abrillantador	5 Eliminación de hologramas	
Proceso código de colores Ideales para: - Pintura reciente y antigua - Todos los tipos de barniz - Reparación de panel completo y/o pequeñas reparaciones	 Disco de acabado con soporte film púrpura - P1500	 Trizact™ 3000	 Pulidora rotatoria/Fast Cut Plus Ext.	 Pulidora rotatoria/Extra Fine PLUS	 Pulidora rotatoria/Ultrafina SE	Experiencia de usuario: - 1 paso de pulido, 1 paso de abrillantado y 1 paso de anti-hologramas, para un acabado uniforme de alta calidad - Requiere experiencia para gestionar el proceso Ventaja para el usuario: - Sistema profesional conocido para quienes son reacios a cambiar pero que requieren un resultado final de alta calidad