

## Progettiamo il sistema giusto per te.

### Sistema di finitura con lucidatrice rotorbitale

	1 Rimozione dei difetti	2 Rifinitura dei segni	3 Pasta abrasiva / Rifinitura dei micro graffi	4 Polish	5 Rimozione degli aloni	
<p><b>Processo rotorbitale</b></p> <p>Ideale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vernici fresche e completamente polimerizzate</li> <li>- Tutti i tipi di rivestimenti trasparenti</li> <li>- Lucidatura completa di un pannello e/o spot repair</li> </ul>	 <p>Disco di finitura con supporto in film 260L PURPLE - P1500</p>	 <p>Trizact™ 3000</p>	 <p>Lucidatrice rotorbitale ROP/ Pasta abrasiva</p>	 <p>Lucidatrice rotorbitale ROP/Polish</p>	Non necessario (un passaggio in meno)	<p><b>Le opinioni degli utilizzatori:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non lascia aloni</li> <li>- Minore rischio di pelature</li> <li>- Nessun riaffioramento dei difetti</li> <li>- Non schizza</li> <li>- Facile da pulire</li> <li>- Finitura uniforme di qualità elevata</li> <li>- A basso contenuto di COV</li> <li>- Numero minore di passaggi rispetto alla lucidatura rotativa</li> <li>- Design ergonomico e di facile utilizzo</li> </ul> <p><b>Vantaggi per l'utente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema facile da imparare e da utilizzare che garantisce risultati di qualità</li> <li>- Ridotta necessità di rilavorazioni e cicli più brevi</li> <li>- Realizza una finitura brillante come se l'auto non fosse mai stata riparata</li> <li>- Garantisce la qualità del risultato finale</li> <li>- Sistema sviluppato per realizzare finiture di altissima qualità in qualsiasi circostanza e indipendentemente dall'esperienza dell'operatore</li> <li>- Migliora la produttività della carrozzeria e la soddisfazione del cliente</li> </ul>
<p><b>Lucidatura rotorbitale 1-Step</b></p> <p>Ideale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vernici fresche e completamente polimerizzate</li> <li>- Tutti i tipi di rivestimenti trasparenti</li> <li>- Lucidatura completa di un pannello e/o spot repair</li> </ul>	 <p>Disco di finitura con supporto in film 260L PURPLE - P1500</p>	 <p>Trizact™ 3000</p>	 <p>Trizact™ 8000</p>	 <p>Lucidatrice rotorbitale ROP/Polish</p>	Non necessario (un passaggio in meno)	
<p><b>Lucidatura spot</b></p> <p>Ideale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vernici fresche</li> <li>- Tutti i tipi di rivestimenti trasparenti</li> <li>- Ridurre al minimo le aree carteggiate</li> </ul>	 <p>Disco di finitura 3M™ Finesse-It™ diametro 32 mm grana P3000</p>		 <p>Trizact™ 8000</p>	 <p>Lucidatrice rotorbitale ROP/Polish</p>	Non necessario (due passaggi in meno)	

### Sistema di finitura con lucidatrice rotativa

	1 Rimozione dei difetti	2 Rifinitura dei segni	3 Pasta abrasiva / Rifinitura dei micro graffi	4 Polish	5 Rimozione degli aloni	
<p><b>Processo con codice colore</b></p> <p>Ideale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vernici fresche e completamente polimerizzate</li> <li>- Tutti i tipi di rivestimenti trasparenti</li> <li>- Lucidatura completa di un pannello e/o spot repair</li> </ul>	 <p>Disco di finitura con supporto in film 260L PURPLE - P1500</p>	 <p>Trizact™ 3000</p>	 <p>Lucidatrice rotativa/Pasta abrasiva Fast Cut Plus Extreme</p>	 <p>Lucidatrice rotativa/Pasta abrasiva Extra Fine Plus</p>	 <p>Lucidatrice rotativa/Polish Ultrafina SE</p>	<p><b>Le opinioni degli utilizzatori:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Necessità di 3 passaggi di paste abrasive e polish per ottenere una finitura di qualità elevata e costante</li> <li>- Richiede esperienza per gestire il processo di lavorazione</li> </ul> <p><b>Vantaggi per l'utente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema professionale tradizionale per lucidatori esperti, che garantisce risultati di alta qualità</li> </ul>