







3M™ Perfect-It™ Sistema di lucidatura rotorbitale ROP

Guida alla scelta del tampone

Tampone	Caratteristiche principali	Taglio	Finitura	Utilizzo	Applicazione
Cuffia in lana aggressiva 	<ul style="list-style-type: none"> Miglior taglio Fibre a trama corta Supporto in schiuma rigido Lana bianca/supporto bianco 	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare solo con pasta abrasiva Ideale per superfici grandi e piccole Ideale su vernici fresche o completamente polimerizzate 	<ul style="list-style-type: none"> Lucidatura rotorbitale Superfici verniciate da almeno 24 ore Trasparenti difficili da lucidare Utilizzare con la pasta abrasiva dopo i microabrasivi 3M™ Trizact™ grana 3000 Può essere utilizzata anche su vernici originali
Cuffia in lana media aggressività 	<ul style="list-style-type: none"> Ottimo compromesso taglio/finitura Fibre a trama lunga Maggior versatilità Supporto in schiuma flessibile Lana bianca/supporto nero 	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	<ul style="list-style-type: none"> Lucida la superficie lasciando una buona finitura Ideale per superfici medio/piccole Può essere utilizzato come ciclo 1-Step (con il polish) Ideale per vernici morbide e fresche 	<ul style="list-style-type: none"> Superfici verniciate da meno di 4 ore Trasparenti morbidi, facili da lucidare Utilizzare con la pasta abrasiva dopo i microabrasivi Trizact™ grana 3000, oppure con il polish dopo i microabrasivi Trizact™ grana 8000 Può essere utilizzata anche su vernici originali
Tampone in spugna per pasta abrasiva 	<ul style="list-style-type: none"> Unico tampone in spugna per pasta abrasiva Spugna rigida per facilitare il taglio Minore capacità di taglio rispetto alle cuffie in lana Spugna bianca 	■ ■	■ ■ ■ ■	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare solo con pasta abrasiva Adatto per chi non vuole utilizzare cuffie in lana (che restano il prodotto consigliato per prestazioni ottimali) 	<ul style="list-style-type: none"> Operatori che non vogliono usare le cuffie in lana Applicazioni dove la velocità non è determinante Può essere utilizzato anche su vernici originali
Tampone in spugna per polish 	<ul style="list-style-type: none"> Ottima finitura Spugna morbida per migliorare la finitura Spugna viola 	■	■ ■ ■ ■ ■ ■	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare solo con il polish Da utilizzare come secondo passaggio dopo la pasta abrasiva Può essere utilizzato come ciclo 1-Step (con il polish) 	<ul style="list-style-type: none"> Adatto a tutte le vernici/rivestimenti Secondo passaggio dopo la pasta abrasiva per rimuovere le opacità Può essere utilizzato come unico passaggio su trasparenti facile da lucidare, dopo l'applicazione dei microabrasivi Trizact™ grana 8000 Può essere utilizzato anche su vernici originali

