

## 3M™ Versaflo™ Visir M-200-serien

För att upprätthålla skyddsnivåer, optimera systemets effektiva livslängd och undvika extra kostnader för byten, är det extremt viktigt att utföra regelbundna kontroller och underhåll av utrustningen.



### ► Före användning

- Inspektera om det finns skador och byt ut vid behov:
  - Ansiktstätning – se till att den förs in ordentligt och är fri från sprickor och revor
  - Visir - dess omslutning och packning
  - Tätning mellan visir och hjässkydd
  - Huvudställning
  - Komfortvaddering
  - Byt ut det avdragbara visirskyddet (om det används).

### ► Varje månad

- Utför alla "Före användning"-inspektioner och skapa ett register över denna månatliga kontroll.

### ► Efter användning


- Rengör med en trasa som fuktats med en mild tvållösning.
- Desinficera med 3M™ ansiktstätningsservett 105.
- Förvara på en torr och ren plats/skåp skyddad från direkt solljus, höga temperaturer och lösningsmedel.

### ► Beställa förbrukningsvaror, reparationsdelar och tillbehör

För att begära en offert eller beställa dessa varor, vänligen kontakta din 3M-godkända återförsäljare.

### ► Ytterligare information och råd

Om du behöver ytterligare vägledning om skötsel och underhåll av dina 3M fläkt- och tryckluftsandningsskydd, vänligen kontakta hjälplinjen eller din lokala 3M-återförsäljare.



Beskrivning		Del N°
	Versaflo M-206 Andningsskydd, med belagt visir och komfortansiktstättning	M-206
	Versaflo M-207 Andningsskydd, med belagt visir och flamresistent ansiktstättning	M-207
Tillbehör och reservdelar		
01	Luftflödesventil	M-116
02	Tätning mellan visir och hjässkydd	M-154
03	Huvudband	M-150
04	Lufttätningring för komforthuvudband	M-956
05	Komforthuvudband	M-957
06	Ansiktstättning, standard	M-935
06	Komfortansiktstättning (M-206)	M-936
06	Flamskyddad ansiktstättning (M-207)	M-937
07	Visirramsknappar	M-919
08	Visirram inkl. pluggar	M-920
09	Visirtätning	M-921
10	Alternativ med siktskiva utan beläggning för ytterligare stänkskydd mot smält metall	M-925
10	Belagt visir som ger motståndskraft mot kemikalier och repor	M-927
11	Avdragbara visirskydd	M-928
12	Hakrem	M-958
13	Ledmekanism	M-960
14	Flamskyddat skydd för huvudtopp	M-972
15	Skyddshuva för huvud, nacke och axlar	M-976