

Conversiegids voor filters voor 3M™ Secure Click™ Herbruikbare halfgelaatsmaskers HF-800-serie en Herbruikbare volgelaatsmaskers FF-800-serie.

Het 3M™ Secure Click™ Herbruikbaar halfgelaatsmasker HF-800 en het 3M™ Secure Click™ Herbruikbaar volgelaatsmasker FF-800 zijn ontworpen met slimme en intuïtieve functies. Ze helpen werknemers om zich te beschermen tegen deeltjes en een breed scala aan gassen en dampen bij gebruik in combinatie met hieronder weergegeven goedgekeurde 3M™ Secure Click™ Filters.

Gebruikt u momenteel een 3M Masker met een bajonetaansluiting? In deze conversiegids krijgt u suggesties aangeboden die u moeten helpen om over te stappen op 3M™ Secure Click™.



<p>Bajonetaansluiting</p> <p>3M™ Secure Click™</p> <p>CE-goedkeuring voor:</p>	<p>Gas- en dampfilters</p> <p>6051 A1 6055 A2 6057 ABE1 6059 ABEK1</p> <p>D8051 A1 D8055 A2 D8057 ABE1 D8059 ABEK1</p> <p>Bepaalde organische dampen met kookpunt > 65 °C</p>	<p>Combinatiefilters</p> <p>6092 ABEK3 R 6091 A2P3 R</p> <p>D8094 ABEK3 R D8097 ABEK3Hg R D8095 A2P3 R</p> <p>Bepaalde organische dampen (kookpunt > 65 °C), anorganische damp, zuur gas, ammoniak en deeltjes</p>
	<p>Deeltjesfilters</p> <p>2125 P2 R 2135 P3 R</p> <p>D3125 P2 R D3135 P3 R</p> <p>Deeltjes</p>	<p>Deeltjesfilters met bescherming tegen hinderlijke niveaus van organische dampen plus zuur gas en ozon tot 10 x OEL (wettelijke grenswaarde op het werk)</p> <p>2128 P2 R hinderlijke organische damp en zuur gas 2138 P3 R hinderlijke organische damp en zuur gas</p> <p>D3128 P2 R hinderlijke organische damp en zuur gas D3138 P3 R hinderlijke organische damp en zuur gas</p> <p>Deeltjes</p>
<p>Bajonetaansluiting</p> <p>3M™ Secure Click™</p> <p>CE-goedkeuring voor:</p>	<p>Deeltjesfilters met harde behuizing</p> <p>6035 P3 R 6038 P3 R</p> <p>D9035 P3 R D9038 P3 R</p> <p>Deeltjes</p>	<p>Vervangbare filterhouder</p> <p>5911 P1 R 5925 P2 R 5935 P3 R</p> <p>D7915 P1 R D7925 P2 R D7935 P3 R</p> <p>Deeltjes</p>