

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Upptäck nästa generations återanvändbara helmask från 3M.

Nu lanserar vi 3M™  
Secure Click™  
Återanvändbar  
helmask i FF-800-serien.



# Nyhet

## 3M™ Secure Click™ Återanvändbar helmask i FF-800-serien

3M™ Secure Click™ Återanvändbar helmask i FF-800-serien är utrustad med smarta funktioner som är enkla att använda, och skyddar användare från partiklar och många olika typer av gaser och ångor när den används med 3M™ Secure Click™ filter

### Talmembran

Designad för att göra det enkelt att kommunicera.

### Unik

#### filteranslutning

3M™ Secure Click™-anslutning garanterar att filter är installerade på rätt sätt.

### Tätningsskontroll med tryckknapp

Enkelt sätt att utföra en tätningsskontroll före varje användning

### Skydd för utandningsventil

Leder utandningsluften och fukten nedåt.

### Stort visir

ger ett brett synfält och perifert seende. Scotchgard™-skydd på visiret ger bättre beständighet mot färg och fläckar.

### Bekväm

#### huvudställning

Gör andningsskyddet mer bekvämt på huvudet genom att minska trycket och motverka att håret fastnar.



3M™ Secure Click™ Återanvändbar helmask i FF-800-serien

Produkt: FF-801/FF-802/FF-803

Storlek: Small/medium/large



**Hör:**

3M™ Secure Click™-anslutning garanterar att filter är installerade på rätt sätt. Justera anslutningarna och tryck för att fästa.



**Kontrollera:**

Gör arbetet tryggare genom att användaren på ett enkelt sätt kan kontrollera att andningsskyddet sluter tätt.



**Känn:**

Bekväm och enkel andning med världens första system för fyrdelade filter mot gas och ånga/kombinationsfilter.



**Prata:**

Använd talmembranet för att kommunicera på ett enkelt sätt.



Helmasker	
Produkt	Beskrivning
FF-801	3M™ Secure Click™ Återanvändbar helmask i FF-801-serien, small
FF-802	3M™ Secure Click™ Återanvändbar helmask i FF-802-serien, medium
FF-803	3M™ Secure Click™ Återanvändbar helmask i FF-803-serien, large

Filtry przeciwpyłowe	
Produkt	Beskrivning
D3125	3M™ Secure Click™ Partikelfilter, P2 R, D3125
D3135	3M™ Secure Click™ Partikelfilter, P3 R, D3135
D3128	3M™ Secure Click™ Partikelfilter, med skydd mot störande nivåer av organiska ångor, sura gaser och ozon upp till 10 × HGV P2 R, D3128
D3138	3M™ Secure Click™ Partikelfilter, med skydd mot störande nivåer av organiska ångor, sura gaser och ozon upp till 10 × HGV P3 R, D3138

Filter mot gas och ånga	
Produkt	Beskrivning
D8059	3M™ Secure Click™ Filter mot gas och ånga, A1B1E1K1 R, med Dual Flow, D8059
D8057	3M™ Secure Click™ Filter mot gas och ånga,, A1B1E1, med Dual Flow, D8057
D8055	3M™ Secure Click™ Filter mot gas och ånga, A2, med Dual Flow, D8055
D8051	3M™ Secure Click™ Filter mot gas och ånga, A1, med Dual Flow, D8051

Partikelfilter – kompatibla med gas- och ångfilter	
Produkt	Beskrivning
D701	3M™ Secure Click™ Filterhållare för återanvändbart andningsskydd, D701
D7915	3M™ Secure Click™ Partikelfilter, P1 R, D7915
D7925	3M™ Secure Click™ Partikelfilter, P2 R, D7925
D7935	3M™ Secure Click™ Partikelfilter, P3 R, D7935

Kombinationsfilter	
Produkt	Beskrivning
D8097	3M™ Secure Click™ Gas-, ång- och partikelfilter, A1B1E1K1+Hg P3 R, med Dual Flow, D8097
D8095	3M™ Secure Click™ Gas-, ång- och partikelfilter, A2 P3 R, med Dual Flow, D8095
D8094	3M™ Secure Click™ Gas-, ång- och partikelfilter, A1B1E1K1 P3 R, med Dual Flow, D8094

Adaptrar för passformstestning	
Produkt	Beskrivning
FF-800-06	3M™ Secure Click™ Adapterkit för kvantitativt passformstest, FF-800-06

Reservdelar och tillbehör	
Produkt	Beskrivning
FF-400-01	3M™ Secure Click™ FF-800 Series Spänne FF-400-01, 30 st. per förpackning
FF-400-02	3M™ Secure Click™ FF-800 Series Knapp FF-400-02, 30 st. per förpackning
FF-400-06	3M™ Secure Click™ FF-800 Series Huvudställning FF-400-06, 5 st. per förpackning
FF-400-07	3M™ Secure Click™ FF-800 Series Utandningsventilenhet FF-400-07, 5 st. per förpackning
FF-400-11	3M™ Secure Click™ FF-800 Series Tätning för näsa och mun FF-400-11, 5 st. per förpackning
FF-400-13	3M™ Secure Click™ FF-800 Series Talmembranenhet FF-400-13, 5 st. per förpackning
FF-800-01	3M™ Secure Click™ Visir FF-800-01, 5 st. per förpackning
FF-800-02	3M™ Secure Click™ Visirram FF-800-02, 5 st. per förpackning
FF-800-03	3M™ Secure Click™ Inandningsventil FF-800-03, 10 st. per förpackning
FF-800-04	3M™ Secure Click™ Skydd för utandningsventil FF-800-04, 5 st. per förpackning
FF-800-05	3M™ Huvudställning FF-800-05, 5 st. per förpackning
7582	3M™ Inandningsventil, 7582, 10 st. per påse
6583	3M™ Utandningsventil, 6583, 10 st. per förpackning
FF-400-15	3M™ Secure Click™ FF-800 Series Visirskydd FF-400-15, 100 st. per påse
FF-400-17	3M™ Secure Click™ FF-800 Series Halvpermanent visirskydd FF-400-17, 20 st. per förpackning
FF-400-18	3M™ Secure Click™ FF-800 Series Staplade visirskydd FF-400-18, 20 st. per förpackning
6886	3M™ Tonade visirskydd 6886, 25 st. per påse
FF-800-06	3M™ Secure Click™ Adapterkit för kvantitativt passformstest FF-800-06, 1 st. per förpackning
102	3M™ Universellt glasögon Kit, 102
FF-400-25	3M™ Secure Click™ FF-800 Series Återanvändbar förvaringspåse i nylon för andningsskydd FF-400-25 10 st. per förpackning



3M Svenska AB  
 Personskydd  
 Herrjärva torg 4  
 170 67 Solna  
 Tel: 08-92 21 00  
[www.3M.se/personskydd](http://www.3M.se/personskydd)