




Science.
Applied to Life.™




3M™ プロモーション用フィルム
IJ56C


再剥離性と施工性に優れる イベント／プロモーション向けフィルム



看板



仮サイン



イベント



POP

- ✓ エア抜け性に優れ
気泡混入が少なく
綺麗な外観に
- ✓ ストレスフリーな
高い剥離性
- ✓ 多様な基材への
貼り付けが可能
- ✓ グロス／マット
2種類のラインアップ

製品特性

	IJ56C-10UR	IJ56C-20UR
サイズ	1371mm×50m	
コア	3 インチ (内径 77mm)	
材質	ポリ塩化ビニル	
フィルム色	白色 (不透明)	
光沢	光沢	艶消し
剥離紙	ポリエチレンコート紙シリコン処理ライナー	
厚さ (代表値)	0.10 mm (粘着剤含む)	
重量 (代表値)	131g / m ² (剥離紙含まない)	
粘着剤	感圧型再剥離タイプ アクリル系 グレー着色 コンプライ™ 粘着剤	
貼り付け温度	10 ~ 38°C (平面かつ平滑面)	
使用可能温度	-30 ~ 80°C (連続使用の場合は 65°C)	
接着力 (代表値)	・アルミニウム板 約 9N (25mm 幅、未印刷、貼付後 24 時間放置) ・アルミ複合板 約 10N	

【試験方法】フィルム厚：JIS K 7130:1999 に準ずる。 接着力：JIS Z 0237:2008 に準ずる。 特性における数値は、原則として温度 20°C・湿度 65%での試験結果を基にしています。

耐候性

	IJ56C-10UR	IJ56C-20UR
推奨オーバーラミネート	4156 (光沢) / 4157 (艶消)	
耐候性*	約 1 年	

※ 日本国内の標準的な環境下で屋外垂直サインに施工した場合に、上記の耐候性を有しています。耐候性の年数は弊社試験結果に基づく予想される年数であり、保証年数ではありません。

- ・インク自体に耐候性を有する場合に限ります。
- ・施工方法や使用環境により、この値より短くなる場合があります。

■ ご使用に際しての注意事項

- ・必ずご使用前に製品説明書をご確認ください。
- ・必ず事前にお持ちのインクジェットプリンタで印刷を行い、お使いの用途でご使用いただけるかご確認ください。

3Mは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
コマーシャルソリューション事業部

WEB 3M グラフィック

https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/graphics-signage-jp/

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-012-123

9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2023. All Rights Reserved.
DEC-141-A(230105)KY