

Skrócony przewodnik po rozwiązaniach w zakresie BHP dla przemysłu ciężkiego i transportu firmy 3M

Malowanie i powlekanie przemysłowe

Zagrożenia



Udar termiczny



Narażenie na działanie oparów/cząstek stałych



Urazy oczu



Ekspozycja skóry



Narażenie na hałas



Praca na wysokości?

Rozwiązania firmy 3M z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia pracownika

3M™ Versaflo™ Aparat węzowy sprężonego powietrza Versaflo V-500E

[Dowiedz się więcej](#)



3M™ Versaflo™ Kaptur ochronny Versaflo S-657

[Dowiedz się więcej](#)



3M™ Versaflo™ Zestaw ochronny do zastosowań lakierniczych z systemem wymuszonego przepływu powietrza TR-800

[Dowiedz się więcej](#)



Jednorazowe kombinezony ochronne 3M™ 4532+

[Dowiedz się więcej](#)



3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Wkładki przeciwhałasowe, ze sznurkiem, EX-01-020

[Dowiedz się więcej](#)



Standardowe szelki bezpieczeństwa 3M™ PROTECTA® E200

[Dowiedz się więcej](#)



3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Wkładki przeciwhałasowe, bez sznurka, EX-01-021

[Dowiedz się więcej](#)



Urządzenia samohamowne 3M™ Protecta® Rebel

[Dowiedz się więcej](#)



Półmaska filtrująca wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™ serii HF 800

[Dowiedz się więcej](#)



Okulary ochronne 3M™ SecureFit™ 3700

[Dowiedz się więcej](#)



Pełna maska wielokrotnego użytku 3M™ FF-300

[Dowiedz się więcej](#)



Okulary ochronne 3M™ Solus™ serii 1000

[Dowiedz się więcej](#)



Niewymagająca konserwacji zintegrowana półmaska 3M™ serii 4000+

[Dowiedz się więcej](#)



Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ 6000

[Dowiedz się więcej](#)



Półmaska filtrująca jednorazowego użytku 3M™ Aura™ 9300+ trzeciej generacji

[Dowiedz się więcej](#)



3M™ E-A-R™ Classic™ Wkładki 311-1101

[Dowiedz się więcej](#)



Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Classic™, bez sznurka, PP-01-002

[Dowiedz się więcej](#)