



Soluciones de reparación del automóvil 3M para que su automóvil vuelva a estar mejor que nuevo.





## Abrasivos y accesorios

13
15
22
26
29
30
31
31
32
32
33
34
35
38
39
40
41
42
43
43
47
51

### Herramientas

Pulidora	54
Amoladoras	54
Lijadoras de bandas abrasivas	55
Accesorios	56

Adhe	sivos y selladores	
	Adhesivos estructurales	62
	Adhesivos flexibles	63
	Selladores	64
	Aplicadores para adhesivos y masillas	66
	Cintas selladoras	69
	Cintas en espuma	70
	Adhesivos y parches para reparaciones	71
	Boquillas y accesorios	73
	Selladores de parabrisas	74
Masil	las y revestimientos	
	Masillas	76
	Masillas en espuma	80
	Revestimientos anticorrosión	8-
	Aislamiento	82
	Revestimientos	82
	Accesorios y organización	86
Produ	uctos para la limpieza	
	Limpiadores y desengrasantes	90
	Paños y bayetas	9.
	Limpiador para barcos	94
	Limpiadores para las manos	94
Siste	mas de preparación de pintura	
	Sistemas de pulverización	100
	Sistemas de vasos de pulverización	108

Produ	uctos de acabado	
	Compuestos de pulido	122
	Compuestos de abrillantado y acabado	124
	Boinas de pulido, abrillantado y acabado	128
	Guía de lijado en seco	135
Soluc	iones de enmascarado	
	Fundas de enmascarar	139
	Herramientas de instalación de vinilos	140
	Materiales para protección de superficies	14
Cinta	s de enmascarado	
	Cintas y papel de enmascarar, cintas especiales	146
	Cintas de vinilo	153
	Cintas adhesivas y de montaje	154
Prote	cción respiratoria	
	Mascarillas desechables	158
	Mascarillas que cubren toda la cara	158
	Medias máscaras	159
	Cartuchos y Filtros	160
	Piezas y accesorios para medias máscaras reutilizables	162
	Capuchas y arneses de cabeza	164
	Equipos de respiración motorizados	165
	Cartuchos y filtros de aire motorizados	166
	Sistemas de máscara con suministro de aire	167
	Piezas y accesorios para equipo de suministro de aire	167

	Gafas de seguridad	170
	Gafas panorámicas de seguridad	172
Prote	cción auditiva	
	Tapones	174
	Orejeras	175
	Accesorios de protección auditiva	176
Prote		
	Cascos	178
Prote	•	178
Prote	Cascos	178 180
Prote	Cascos cción para la soldadura	-
	Cascos  cción para la soldadura  Pantallas de soldadura	180



Nuestro objetivo es proporcionarle una línea de productos completa y en constante evolución para ayudarle a mejorar su eficiencia y productividad en cada etapa del lijado. Nosotros le ofrecemos marcas de renombre mundial como: 3M™ Cubitron™ II, Trizact™, Scotch-Brite™, etc., en una gama completa de abrasivos que se adaptan rápidamente a sus trabajos de reparación.





## Apueste por el rendimiento. Deje el polvo atrás.

Presentamos los nuevos

## Abrasivos de malla 3M™ Cubitron™ II

Para la reparación de automóviles

Realice sus trabajos más rápidamente con los abrasivos de malla 3M<sup>TM</sup> Cubitron<sup>TM</sup> II, nuestros discos y tiras abrasivos con el corte más rápido y con la vida útil más larga. Esta nueva familia de abrasivos tiene un corte excepcional y una larga vida útil, y permitirá que sus extractores de polvo den lo mejor de sí mismas al no dejar prácticamente polvo en la superficie de trabajo ni en el medio ambiente.

### **Beneficios**



#### **Rendimiento:**

Corte más rápido y más duradero que los principales abrasivos de malla del mercado.



#### **Eficiente:**

Ayuda a la productividad y eficiencia de los talleres al contribuir a reducir el tiempo de retrabajo y limpieza.



### Extracción de polvo:

Diseñado para ayudar a reducir el polvo en el aire del lijado para un espacio de trabajo más limpio.



#### Versátil:

Compatible con lijadoras neumáticas y/o eléctricas con o sin capacidad de extracción de polvo.



#### Construcción:

La estructura de malla abierta está diseñada para proporcionar un entorno prácticamente libre de polyo para una tienda más limpia y saludable.





Construcción en malla altamente eficiente, para una extracción de polvo de +95%.



Grano de precisión y tecnología de minerales cerámicos para un corte más rápido y una mayor vida útil.



Puede utilizar platos multiagujeross y bloques para facilitar la alineación de los agujeros del disco y mejorar la extracción de polvo.



Los abrasivos de malla 3M™ Cubitron™ II son compatibles con su equipo de extracción de polyo existente



Agujero central para facilitar la alineación de los discos y su almacenamiento.

3M.com/auto-abrasives

## Póngase en marcha con el abrasivo adecuado.



3M™ Cubitron™ II Abrasivos de malla

Tasa de corte

0000

Vida útil del disco



Extracción de polvo



#### Granos

80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+

#### Tamaños

75 mm, 125 mm, 150 mm, 203 mm

#### Tecnología

Grano con forma precisa 3M

Material

Malla

Tipo de enganche 3M™ Hookit™



3M™ Cubitron™ II Abrasivos 737U

Tasa de corte



Vida útil del disco



Extracción de polvo



#### Granos

40+, 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+, 400+

#### Tamaños

75 mm, 90 mm, 125 mm, 150 mm

#### Tecnología

Grano con forma precisa 3M

#### Material

Papel (multiagujero)

Tipo de enganche 3M™ Hookit™



3M™ Abrasivos de malla azules

Tasa de corte



Vida útil del disco



Extracción de polvo



#### Granos

80, 120, 150, 180, 220, 240, 320

#### Tamaños

75 mm, 125 mm, 150 mm

#### Tecnología

Mezcla de minerales cerámicos de ingeniería

#### Material

Malla

Tipo de enganche 3M<sup>™</sup> Hookit<sup>™</sup>



3M™ Hookit™ Abrasivos azules 325U

Tasa de corte



Vida útil del disco



Extracción de polvo



#### Granos

80, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600

#### Tamaños

150 mm

### Tecnología

Mezcla de minerales cerámicos de ingeniería

### Material

Papel (multiagujero)

Tipo de enganche 3M™ Hookit™



oro 255P

Tasa de corte



Vida útil del disco



Extracción de polvo



#### Granos

80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 360, 400, 500, 600

#### Tamaños

75 mm, 125 mm, 150 mm, 203 mm

#### Tecnología

Mineral de óxido de aluminio

#### Material

Papel (varias configuraciones de agujeros)

Tipo de enganche

3M™ Hookit™



5 motivos para cambiar a los abrasivos 3M™ Cubitron™ II:



Cortan un 30 % más rápido con menos esfuerzo.

Duran hasta dos veces más que los abrasivos convencionales.

3

lor, lo que significa menos probabilidades de deformar o degradar el metal.

4

Generan menos ca- Proporcionan un acabado más fino y uniforme.

Mejoran la productividad, lo cual ayuda a ahorrar tiempo y dinero.

### Las tecnologías de 3M aplicadas a los abrasivos 3M™ Cubitron™ II



riencia en la creación de minerales que adaptan su dureza a la aplicación que corresponda.



La microrreplicación permite repe tir la misma estructura del mineral para todos los granos de forma precisa de 3M.



El procesamiento de precisión deposita estructuras minerales uniformes en los lugares adecuados independientemente del procesa miento del sustrato del producto





### Procedimiento Operativo Estándar Proceso de lijado con abrasivos de malla recomendado

### **CUBITR** NI

#### **SEGURIDAD PERSONAL**

Máscara de partículas de confort P3



Protección auditiva





Reutilizable en general




Guantes de seguridad




Lijado del área de trabajo









Lijadora eléctrica Festool Automotive Systems ETS EC 150/5 o lijadora neumática Festool Automotive Systems LEX 3 150/5 or 150/7.











S



► 3M™ Cubitron™ II disco abrasivo de malla 220+ - 240+.

Afine las marcas de lijado anteriores para reducir la posibilidad de que los disolventes de la masilla penetren en las capas de pintura de fábrica. Si esto sucede, puede hacer que se hinche la superficie alrededor de la reparación.











M™ Cubitron™ II disco abrasivo de malla 150+ - 240+.

- ▶ Moldeado inicial de la masilla.
- Asegúrese de utilizar extracción de polvo.
- Identifique y resalte los arañazos de lijado mediante la aplicación de una guía de lijado en seco.









► 3M<sup>™</sup> Hoja para lijado de alto agarre, P800 - P1000.

Nota: Para una seguridad máxima del proceso.



™ Hoja para lijado de agarre, P800









► 3M<sup>™</sup> Cubitron<sup>™</sup> II disco abrasivo de malla 320+.

► Se recomienda trabajar con un interfaz de lijado suave al lijar áreas curvas.

Consejo: La elección del grano fino debe ajustarse a la sensibilidad al disolvente de la pintura original. Cuanto mayor sea la sensibilidad al disolvente de la pintura original, más fino será el lijado antes de aplicar la imprimación.







► Taco manual y abrasivos 3M<sup>TM</sup> Hookit<sup>TM</sup>, 320+ - 400+.

Resalte la textura y la estructura de la imprimación con una guía de lijado en seco.

▶ Para obtener mejores resultados y un proceso más eficiente, utilice siempre extracción de polvo.



Hojas abrasivas 3M™ Cubitron™ II 737U







► 3M<sup>™</sup> Hoja para lijado de alto agarre, P800 - P1000.

Nota: Para una seguridad máxima del proceso.

Identifique y resalte los arañazos de lijado mediante la aplicación de una guía de lijado en seco.





3M™ Hoja para lijado de alto agarre, P1000



Matizado de las partes adyacentes



► Lijado orbital con abrasivos 3M 400+ - P500.

- Para colores críticos, utilice un disco de espuma flexible 3M™ Hookit™ P600 como último paso de lijado después de 400+.
- Desempolvado de la superficie con discos abrasivos 3M™ Scotch-Brite™.

Consejo: Se recomienda trabajar con un interfaz de lijado suave al lijar áreas curvas.

- Disco de espuma flexible  $3M^{\text{\tiny TM}}$  Hookit $^{\text{\tiny TM}}$ , P800 - P1000
- ▶ Prepare las áreas adyacentes al barniz de fábrica.

Nota: Para una seguridad máxima del proceso.















### Información importante

### Cambio de fuente de suministro abrasivos

Estimado(a)s clientes,

Como lo habíamos comunicado anteriormente, 3M ha anunciado recientemente el cierre de su planta de fabricación de abrasivos en Atherstone, Reino Unido, programado para el tercer trimestre de 2024. Los cambios en los productos abrasivos afectados por este cierre se llevarán a cabo a lo largo del año calendario 2024. Para su comodidad, habrá cambios en las familias de productos que se enumeran en las tablas a continuación. Las posibles referencias de reemplazo se actualizarán en BCOM cuando se produzca el cambio.

Si tiene alguna pregunta sobre este aviso, el equipo de ventas y los ingenieros de aplicación 3M están listos para ayudarlo.

Muy cordialmente,

3M Reparación de Automóvil

### Tiras abrasivas

		REFERENCIAS ACTUALES					NUEVAS REFERENCIAS		
ID	Núm.	Descripción	Unidad de Venta	Mínimo de venta	ID	Núm.	Descripción	Unidad de Venta	Mínimo de venta
7100273792	51386	Tira 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 127 mm, multiagujeros, 80+	Tira	300	7100321858	51430	Tira en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 12 M, multiagujeros, 80+	Rollo	5
7100273960	51387	Tira 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 127 mm, multiagujeros, 120+	Tira	300	7100320498	51431	Tira en rollo 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 70 mm x 12 M, multiagujeros, 120+	Rollo	5
7100273791	51388	Tira 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 127 mm, multiagujeros, 150+	Tira	300	7100321287	51432	Tira en rollo 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 70 mm x 12 M, multiagujeros, 150+	Rollo	5
7100273611	51389	Tira 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 127 mm, multiagujeros, 180+	Tira	300	7100321285	51433	Tira en rollo 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 70 mm x 12 M, multiagujeros, 180+	Rollo	5
7100273601	51390	Tira 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 70 mm x 127 mm, multiagujeros, 220+	Tira	300	7100321067	51434	Tira en rollo 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 70 mm x 12 M, multiagujeros, 220+	Rollo	5
7100273612	51391	Tira 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 127 mm, multiagujeros, 240+	Tira	300	7100321601	51435	Tira en rollo 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 70 mm x 12 M, multiagujeros, 240+	Rollo	5
7100273623	51393	Tira 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 70 mm x 127 mm, multiagujeros, 320+	Tira	300	7100321390	51436	Tira en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 12 M, multiagujeros, 320+	Rollo	5
7100229089	51395	Tira 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 127 mm, multiagujeros, 400+	Tira	300	7100320298	51437	Tira en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 12 M, multiagujeros, 400+	Rollo	5
7000034452	30639	Tira 3M™ Hookit™ 334U, Púrpura, 70 mm x 127 mm, multiagujeros, P500	Tira	300	7100320868	51438	Tira en rollo 3M™ Hookit™ 334U, Púrpura, 70 mm x 12 M, multiagujeros, P500	Rollo	5

### Tiras abrasivas

		REFERENCIAS ACTUALES					NUEVAS REFERENCIAS		
ID	Núm.	Descripción	Unidad de Venta	Mínimo de venta	ID	Núm.	Descripción	Unidad de Venta	Mínimo de venta
7100273962	51411	Tira 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 127 mm, multiagujeros, 80+	Tira	300	7100321858	51430	Tira en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 12 M, multiagujeros, 80+	rollo	5
7100273995	51412	Tira 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 127 mm, multiagujeros, 120+	Tira	300	7100320498	51431	Tira en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 12 M, multiagujeros, 120+	rollo	5
7100273973	51413	Tira 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 127 mm, multiagujeros, 150+	Tira	300	7100321287	51432	Tira en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 12 M, multiagujeros, 150+	rollo	5
7100273994	51414	Tira 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 127 mm, multiagujeros, 180+	Tira	300	7100321285	51433	Tira en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 12 M, multiagujeros, 180+	rollo	5
7100273983	51415	Tira 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 70 mm x 127 mm, multiagujeros, 220+	Tira	300	7100321067	51434	Tira en rollo 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 70 mm x 12 M, multiagujeros, 220+	rollo	5
7100273958	51416	Tira 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 127 mm, multiagujeros, 240+	Tira	300	7100321601	51435	Tira en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 12 M, multiagujeros, 240+	rollo	5
7100273959	51418	Tira 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 70 mm x 127 mm, multiagujeros, 320+	Tira	300	7100321390	51436	Tira en rollo 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 70 mm x 12 M, multiagujeros, 320+	rollo	5
7100225046	52022	Tira 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 127 mm, multiagujeros, 400+	Tira	300	7100320298	51437	Tira en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 70 mm x 12 M, multiagujeros, 400+	rollo	5
ID	Núm.	Descripción	Unidad de Venta	Mínimo de venta	ID	Núm.	Descripción	Unidad de Venta	Mínimo de venta
7100273210	51588	Tira 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 133 mm, multiagujeros, 80+	Tira	300	7100155346	35501	Tira en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 12 M, multiagujeros, 80+	rollo	5
7100273211	51589	Tira 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 133 mm, multiagujeros, 120+	Tira	300	7100155342	35502	Tira en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 12 M, multiagujeros, 120+	rollo	5
7100273544	51601	Tira 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 80 mm x 133 mm, multiagujeros, 150+	Tira	300	7100155339	35503	Tira en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 12 M, multiagujeros, 150+	rollo	5
7100273485	51591	Tira 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 133 mm, multiagujeros, 180+	Tira	300	7100155284	35504	Tira en rollo 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 80 mm x 12 M, multiagujeros, 180+	rollo	5
7100273486	51592	Tira 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 80 mm x 133 mm, multiagujeros, 220+	Tira	300	7100155286	35505	Tira en rollo 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 80 mm x 12 M, multiagujeros, 220+	rollo	5

### Tiras abrasivas

		REFERENCIAS ACTUALES					NUEVAS REFERENCIAS		
ID	Núm.	Descripción	Unidad de Venta	Mínimo de venta	ID	Núm.	Descripción	Unidad de Venta	Mínimo de venta
7100273625	51599	Tira 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 400 mm, multiagujeros, 80+	Tira	300	7100155346	35501	Tira en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 12 M, multiagujeros, 80+	rollo	5
7100273626	51600	Tira 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 400 mm, multiagujeros, 120+	Tira	300	7100155342	35502	Tira en rollo 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 80 mm x 12 M, multiagujeros, 120+	rollo	5
7100273543	51590	Tira 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 400 mm, multiagujeros, 150+	Tira	300	7100155339	35503	Tira en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 12 M, multiagujeros, 150+	rollo	5
7100273451	51602	Tira 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 400 mm, multiagujeros, 180+	Tira	300	7100155284	35504	Tira en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 12 M, multiagujeros, 180+	rollo	5
7100273212	51603	Tira 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 80 mm x 400 mm, multiagujeros, 220+	Tira	300	7100155286	35505	Tira en rollo 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 80 mm x 12 M, multiagujeros, 220+	rollo	5
7100273452	52023	Tira 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 400 mm, multiagujeros, 240+	Tira	300	7100138561	31488	Tira en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 12 M, multiagujeros, 240+	rollo	5
7100273553	52024	Tira 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 80 mm x 400 mm, multiagujeros, 320+	Tira	300	7100141494	31489	Tira en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 12 M, multiagujeros, 320+	rollo	5
7100228470	52025	Tira 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 80 mm x 400 mm, multiagujeros, 400+	Tira	300	7100141525	31490	Tira en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 12 M, multiagujeros, 400+	rollo	5
ID	Núm.	Descripción	Unidad de Venta	Mínimo de venta	ID	Núm.	Descripción	Unidad de Venta	Mínimo de venta
					7100086415	34460	Tira en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 8 M, multiagujeros, 40+	rollo	3
7100273624	51399	Tira 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 115 mm x 225 mm, multiagujeros, 80+	Tira	300	7100155367	34462	Tira en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 12 M, multiagujeros, 80+	rollo	3
7100273966	51400	Tira 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 225 mm, multiagujeros, 120+	Tira	300	7100155337	34464	Tira en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 12 M, multiagujeros, 120+	rollo	3
7100273965	51401	Tira 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 115 mm x 225 mm, multiagujeros, 150+	Tira	300	7100155311	34465	Tira en rollo 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 115 mm x 12 M, multiagujeros, 150+	rollo	3
7100273961	51402	Tira 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 225 mm, multiagujeros, 180+	Tira	300	7100155313	34466	Tira en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 12 M, multiagujeros, 180+	rollo	3
7100273967	51403	Tira 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 225 mm, multiagujeros, 220+	Tira	300	7100155316	34467	Tira en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 12 M, multiagujeros, 220+	rollo	3
7100273968	51404	Tira 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 225 mm, multiagujeros, 240+	Tira	300	7100138562	34468	Tira en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 12 M, multiagujeros, 240+	rollo	3
7100273969	51406	Tira 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 115 mm x 225 mm, multiagujeros, 320+	Tira	300	7100141493	34469	Tira en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 12 M, multiagujeros, 320+	rollo	3
7100225045	51408	Tira 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 225 mm, multiagujeros, 400+	Tira	300	7100141526	34470	Tira en rollo 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 12 M, multiagujeros, 400+	rollo	3

## **Discos abrasivos**

		REFERENCIAS ACTUALES					NUEVAS REFERENCIAS		
ID	Núm.	Descripción	Unidad de Venta	Mínimo de venta	ID	Núm.	Descripción	Unidad de Venta	Mínimo de venta
7100272288	51626	Disco 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, multiagujeros, 80+	Disco	500	7100147541	31361	Disco 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, multiagujeros, 80+	Disco	200
7100272289	51627	Disco 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, multiagujeros, 120+	Disco	500	7100155472	31362	Disco 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, multiagujeros, 120+	Disco	200
7100272290	51629	Disco 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, multiagujeros, 150+	Disco	500	7100155303	31363	Disco 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, multiagujeros, 150+	Disco	200
7100272291	51630	Disco 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, multiagujeros, 180+	Disco	500	7100155359	31364	Disco 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, multiagujeros, 180+	Disco	200
7100272294	51631	Disco 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 75 mm, multiagujeros, 220+	Disco	500	7100155314	31461	Disco 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 75 mm, multiagujeros, 220+	Disco	200
7100272293	52026	Disco 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, multiagujeros, 240+	Disco	500	7100138559	31462	Disco 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, multiagujeros, 240+	Disco	200
7100272292	52027	Disco 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 75 mm, multiagujeros, 320+	Disco	500	7100141531	31463	Disco 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 75 mm, multiagujeros, 320+	Disco	200
7100229088	52028	Disco 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, multiagujeros, 400+	Disco	500	7100141500	31464	Disco 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, multiagujeros, 400+	Disco	200
7000085181	51020	Disco 3M™ Hookit™ 334U, Púrpura, 75 mm, multiagujeros, P500	Disco	500	7000000488	30272	Disco 3M <sup>™</sup> Hookit <sup>™</sup> 334U, Púrpura, 75 mm, multiagujeros, P500	Disco	200
7000085180	51019	Disco 3M™ Hookit™ 334U, Púrpura, 75 mm, multiagujeros, P600	Disco	500	7000045475	30261	Disco 3M™ Hookit™ 334U, Púrpura, 75 mm, multiagujeros, P600	Disco	200
ID	Núm.	Descripción	Unidad de Venta	Mínimo de venta	ID	Núm.	Descripción	Unidad de Venta	Mínimo de venta
7000083430	50088	Disco 3M <sup>™</sup> Hookit <sup>™</sup> 255P, 75 mm, sin agujeros, P80	Disco	500	7100030960	00921	Disco 3M <sup>™</sup> Hookit <sup>™</sup> Gold 236U, 75 mm, sin agujeros, P80	Disco	200
7000083429	50087	Disco 3M <sup>™</sup> Hookit <sup>™</sup> 255P, 75 mm, sin agujeros, P120	Disco	500	7000118761	00919	Disco 3M™ Hookit™ Gold 236U, 75 mm, sin agujeros, P120	Disco	200
7000083428	50086	Disco 3M <sup>™</sup> Hookit <sup>™</sup> 255P, 75 mm, sin agujeros, P180	Disco	500	7000118759	00917	Disco 3M <sup>™</sup> Hookit <sup>™</sup> Gold 236U, 75 mm, sin agujeros, P180	Disco	200
7000083427	50085	Disco 3M <sup>™</sup> Hookit <sup>™</sup> 255P, 75 mm, sin agujeros, P240	Disco	500	7000119711	00915	Disco 3M™ Hookit™ Gold 216U, 75 mm, sin agujeros, P240	Disco	200
7000083425	50083	Disco 3M™ Hookit™ 255P, 75 mm, sin agujeros, P320	Disco	500	7000119684	00914	Disco 3M™ Hookit™ Gold 216U, 75 mm, sin agujeros, P320	Disco	200
7000083423	50081	Disco 3M <sup>™</sup> Hookit <sup>™</sup> 255P, 75 mm, sin agujeros, P400	Disco	500	7000119683	00913	Disco 3M™ Hookit™ Gold 216U, 75 mm, sin agujeros, P400	Disco	200
7000083422	50080	Disco 3M™ Hookit™ 255P, 75 mm, sin agujeros, P500	Disco	500	7000119710	00912	Disco 3M™ Hookit™ Gold 216U, 75 mm, sin agujeros, P500	Disco	200

## **Discos abrasivos**

		REFERENCIAS ACTUALES					NUEVAS REFERENCIAS		
ID	Núm.	Descripción	Unidad de Venta	Mínimo de venta	ID	Núm.	Descripción	Unidad de Venta	Mínimo de venta
7000034271	80350	Disco 3M™ Hookit™ 245, 150 mm, 7 agujeros, P40	Disco	250	7100073549	31370	Disco 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 150 mm, multiagujeros, 40+, 31370	Disco	100
7000034270	80351	Disco 3M™ Hookit™ 245, 150 mm, 7 agujeros, P60	Disco	250	7100273602	51369	Disco 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 150 mm, multiagujeros, 80+, 51369	Disco	250
7000034269	80352	Disco 3M™ Hookit™ 245, 150 mm, 7 agujeros, P80	Disco	250	7100273602	51369	Disco 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 150 mm, multiagujeros, 80+, 51369	Disco	250
7000083858	80354	Disco 3M™ Hookit™ 245, 150 mm, 7 agujeros, P120	Disco	250	7100273932	51370	Disco 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 150 mm, multiagujeros, 120+, 51370	Disco	250
7000034084	00317	Disco 3M™ Hookit™ 245, 150 mm, 9 agujeros, P40	Disco	250	7100073549	31370	Disco 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 150 mm, multiagujeros, 40+, 31370	Disco	100
7000034186	00316	Disco 3M™ Hookit™ 245, 150 mm, 9 agujeros, P60	Disco	250	7100273602	51369	Disco 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 150 mm, multiagujeros, 80+, 51369	Disco	250
7000034085	00315	Disco 3M™ Hookit™ 245, 150 mm, 9 agujeros, P80	Disco	250	7100273602	51369	Disco 3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> 737U, 150 mm, multiagujeros, 80+, 51369	Disco	250
7000082406	00696	Disco 3M™ Hookit™ 245, 203 mm, 8 agujeros, P40	Disco	125	7100073547	31375	Disco 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 203 mm, multiagujeros, 40+	Disco	100
7000082407	00694	Disco 3M™ Hookit™ 245, 203 mm, 8 agujeros, P80	Disco	125	7100155305	31376	Disco 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 203 mm, multiagujeros, 80+	Disco	100
ID	Núm.	Descripción	Unidad de Venta	Mínimo de venta	ID	Núm.	Descripción	Unidad de Venta	Mínimo de venta
7000034389	50413	Disco de acabado 3M™ Trizact™ Hookit™ 443 SA, 75 mm, 1000	Disco	60	7100324173	02091	Disco de acabado 3M™ Trizact™ Hookit™ 443 SA, 75 mm, 1000	Disco	60
7100041423	05601	Disco de acabado 3M™ Trizact™ Hookit™ 471 LA, 75 mm, 1500	Disco	100	7100324144	02094	Disco de acabado 3M™ Trizact™ Hookit™ 471 LA, 75 mm, 1500	Disco	100
7000034391	50415	Disco de acabado 3M™ Trizact™ Hookit™ 443 SA, 75 mm, 3000	Disco	60	7100312601	02087	Disco de acabado 3M™ Trizact™ Hookit™ 443 SA, 75 mm, 3000	Disco	60
7000043154	51131	Disco de acabado 3M™ Trizact™ Hookit™ 443 SA, 75 mm, 6000	Disco	60	7000120106	30362	Disco de acabado 3M™ Trizact™ Hookit™ 443 SA, 75 mm, 5000	Disco	60
7000034388	50341	Disco de acabado 3M™ Trizact™ Hookit™ 443 SA, 150 mm, 1000	Disco	60	7100323829	02090	Disco de acabado 3M™ Trizact™ Hookit™ 443 SA, 150 mm, 1000	Disco	60
7100041081	05600	Disco de acabado 3M™ Trizact™ Hookit™ 471 LA, 150 mm, 1500	Disco	100	7100324143	02088	Disco de acabado 3M™ Trizact™ Hookit™ 471 LA, 150 mm, 1500	Disco	100
7000034390	50414	Disco de acabado 3M™ Trizact™ Hookit™ 443 SA, 150 mm, 3000	Disco	60	7100311882	02085	Disco de acabado 3M™ Trizact™ Hookit™ 443 SA, 150 mm, 3000	Disco	60
7000034489	51130	Disco de acabado 3M™ Trizact™ Hookit™ 443 SA, 150 mm, 6000	Disco	60	7100003887	30662	Disco de acabado 3M™ Trizact™ Hookit™ 443 SA, 150 mm, 5000	Disco	60

## Hojas abrasivas

		REFERENCIAS ACTUALES	;				NUEVAS REFERENCIAS		
ID	Núm.	Descripción	Unidad de Venta	Mínimo de venta	ID	Núm.	Descripción	Unidad de Venta	Mínimo de venta
7000034194	E05283	Hoja 3M™ 255P 230 mm x 280 mm, P40	Ноја	250					
7000034195	E05282	Hoja 3M <sup>™</sup> 255P 230 mm x 280 mm, P60	Ноја	500	7000118288	02549	Hoja 3M <sup>™</sup> Gold 216U, 230 mm x 280 mm, P80	Hoja	250
7000034176	E05281	Hoja 3M <sup>™</sup> 255P 230 mm x 280 mm, P80	Hoja	500	7000118288	02549	Hoja 3M™ Gold 216U, 230 mm x 280 mm, P80	Hoja	250
7000034201	E05279	Hoja 3M <sup>™</sup> 255P 230 mm x 280 mm, P120	Ноја	500	7000118286	02547	Hoja 3M <sup>™</sup> Gold 216U, 230 mm x 280 mm, P120	Hoja	250
7000034200	E05278	Hoja 3M <sup>™</sup> 255P 230 mm x 280 mm, P150	Hoja	500	7000118285	02546	Hoja 3M <sup>™</sup> Gold 216U, 230 mm x 280 mm, P150	Hoja	250
7000034199	E05277	Hoja 3M™ 255P 230 mm x 280 mm, P180	Ноја	500	7000118284	02545	Hoja 3M™ Gold 216U, 230 mm x 280 mm, P180	Hoja	250
7000034198	E05276	Hoja 3M <sup>™</sup> 255P 230 mm x 280 mm, P220	Hoja	500	7000118283	02544	Hoja 3M <sup>™</sup> Gold 216U, 230 mm x 280 mm, P220	Hoja	250
7000034197	E05275	Hoja 3M <sup>™</sup> 255P 230 mm x 280 mm, P240	Hoja	500	7000118282	02543	Hoja 3M™ Gold 216U, 230 mm x 280 mm, P240	Hoja	250
7000034190	Q05187	Hoja 3M <sup>™</sup> 255P 230 mm x 280 mm, P320	Hoja	500	7000118280	02541	Hoja 3M <sup>™</sup> Gold 216U, 230 mm x 280 mm, P320	Ноја	250
7000034192	E05731	Hoja 3M <sup>™</sup> 255P 230 mm x 280 mm, P400	Hoja	500	7000118278	02539	Hoja 3M™ Gold 216U, 230 mm x 280 mm, P400	Hoja	250
							1		
ID	Núm.	Descripción	Unidad de Venta	Mínimo de venta	ID	Núm.	Descripción	Unidad de Venta	Mínimo de venta
7000082976	60099	Hoja 3M <sup>™</sup> Wetordry <sup>™</sup> 314, 230 mm x 280 mm, P80	Hoja	250	7100267811	34251	Hoja 3M™ Wetordry™ 331Q, 230 mm x 280 mm, P80	Hoja	50
7000082971	60063	Hoja 3M™ Wetordry™ 314, 230 mm x 280 mm, P220	Hoja	250	7100267818	34256	Hoja 3M <sup>™</sup> Wetordry <sup>™</sup> 331Q, 230 mm x 280 mm, P220	Ноја	50
7000082968	60060	Hoja 3M™ Wetordry™ 314, 230 mm x 280 mm, P320	Ноја	250	7100248927	01977	Hoja 3M <sup>™</sup> Wetordry <sup>™</sup> 734, 230 mm x 280 mm, P320	Ноја	250
7000082966	60058	Hoja 3M™ Wetordry™ 314, 230 mm x 280 mm, P400	Hoja	250	7100249095	01975	Hoja 3M™ Wetordry™ 734, 230 mm x 280 mm, P400	Hoja	250
7000082965	60057	Hoja 3M <sup>™</sup> Wetordry <sup>™</sup> 314, 230 mm x 280 mm, P500	Hoja	250	7000082678	01974	Hoja 3M <sup>™</sup> Wetordry <sup>™</sup> 734, 230 mm x 280 mm, P500	Hoja	250
7000082964	60056	Hoja 3M™ Wetordry™ 314, 230 mm x 280 mm, P600	Hoja	250	7100248809	01973	Hoja 3M™ Wetordry™ 734, 230 mm x 280 mm, P600	Hoja	250
7000082963	60055	Hoja 3M™ Wetordry™ 314, 230 mm x 280 mm, P800	Ноја	250	7100249099	01972	Hoja 3M™ Wetordry™ 734, 230 mm x 280 mm, P800	Ноја	250
7000082962	60054	Hoja 3M™ Wetordry™ 314, 230 mm x 280 mm, P1000	Ноја	250	7100249098	01971	Hoja 3M™ Wetordry™ 734, 30 mm x 280 mm, P1000	Ноја	250
7000082961	60053	Hoja 3M™ Wetordry™ 314, 230 mm x 280 mm, P1200	Hoja	250	7100249094	01970	Hoja 3M™ Wetordry™ 734, 230 mm x 280 mm, P1200	Ноја	250

## Hojas abrasivas

		REFERENCIAS ACTUALES					NUEVAS REFERENCIAS		
ID	Núm.	Descripción	Unidad de Venta	Mínimo de venta	ID	Núm.	Descripción	Unidad de Venta	Mínimo de venta
7000082117	02631	Hoja al agua 3M™ 618, 230 mm x 280 mm, P80	Ноја	500	7100267811	34251	Hoja 3M™ Wetordry™ 331Q, 230 mm x 280 mm, P80	Hoja	50
7000082115	02564	Hoja al agua 3M™ 618, 230 mm x 280 mm, P120	Hoja	500	7100267812	34253	Hoja 3M™ Wetordry™ 331Q, 230 mm x 280 mm, P120	Hoja	50
7000082114	02563	Hoja al agua 3M™ 618, 230 mm x 280 mm, P150	Hoja	500	7100267815	34254	Hoja 3M™ Wetordry™ 331Q, 230 mm x 280 mm, P150	Hoja	50
7000082113	02562	Hoja al agua 3M™ 618, 230 mm x 280 mm, P180	Hoja	500	7100267821	34255	Hoja 3M™ Wetordry™ 331Q, 230 mm x 280 mm, P180	Hoja	50
7000082112	02561	Hoja al agua 3M™ 618, 230 mm x 280 mm, P220	Hoja	500	7100267818	34256	Hoja 3M <sup>™</sup> Wetordry <sup>™</sup> 331Q, 230 mm x 280 mm, P220	Hoja	50
7000082111	02560	Hoja al agua 3M™ 618, 230 mm x 280 mm, P240	Hoja	500	7100267820	34257	Hoja 3M™ Wetordry™ 331Q, 230 mm x 280 mm, P240	Hoja	50
7000082109	02558	Hoja al agua 3M™ 618, 230 mm x 280 mm, P320	Hoja	500	7100248927	01977	Hoja 3M <sup>™</sup> Wetordry <sup>™</sup> 734, 230 mm x 280 mm, P320	Hoja	250
7000082108	02556	Hoja al agua 3M™ 618, 230 mm x 280 mm, P400	Hoja	500	7100249095	01975	Hoja 3M™ Wetordry™ 734, 230 mm x 280 mm, P400	Hoja	250
7000082118	02636	Hoja al agua 3M <sup>™</sup> 618, 230 mm x 280 mm, P500	Ноја	500	7000082678	01974	Hoja 3M <sup>™</sup> Wetordry <sup>™</sup> 734, 230 mm x 280 mm, P500	Hoja	250
ID	Núm.	Descripción	Unidad de Venta	Mínimo de venta	ID	Núm.	Descripción	Unidad de Venta	Mínimo de venta
7100050365	02048	Hoja 3M™ Wetordry™ 401Q, 140 mm x 230 mm, P1500	Ноја	500	7000028329	02023	Hoja 3M™ Wetordry™ 401Q, 140 mm x 230 mm, P1500	Hoja	250
7100050366	02049	Hoja 3M™ Wetordry™ 401Q, 140 mm x 230 mm, P2000	Ноја	500	7000028328	02044	Hoja 3M™ Wetordry™ 401Q, 140 mm x 230 mm, P2000	Ноја	250

### Discos de malla

Focus

### 3M™ Cubitron™ II Disco de malla

Los 3M™ Discos de malla Cubitron™ II son una familia de discos de malla duraderos y de corte rápido que ofrecen la tasa de corte excepcional y la vida útil prolongada de un abrasivo Cubitron II. Están diseñadas para ayudar a que los sistemas de aspiración rindan al máximo, sin dejar prácticamente polvo en la superficie o el entorno de trabajo.



Combínelas con un sistema de extracción de polvo y lijado recomendado por 3M para crear el sistema de captura de polvo ideal para su taller.

- Los discos de malla de corte rápido y muy duraderos están fabricados con granos de forma precisa 3M™
   Cubitron™ II patentados.
- Ayudan a los sistemas de aspiración a lograr el mejor rendimiento posible, ya sea una lijadora con sistema autoaspirado, un sistema de aspiración central o un sistema de aspiración portátil.
- Los granos minerales triangulares patentados de los discos cortan los sustratos en lugar de rayar o "arar" como los granos abrasivos convencionales, lo que ayuda a que el disco se enfríe, corte más rápido y dure más tiempo.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100283733	31641	3M™ Cubitron™ II Disco de malla, 203 mm, 80+, 31641	6	Caja	1	6
7100283732	31642	3M™ Cubitron™ II Disco de malla, 203 mm, 120+, 31642	6	Caja	1	6
7100283730	31643	3M™ Cubitron™ II Disco de malla, 203 mm, 150+, 31643	6	Caja	1	6
7100283170	31645	3M™ Cubitron™ II Disco de malla, 203 mm, 220+, 31645	6	Caja	1	6
7100283740	31646	3M™ Cubitron™ II Disco de malla, 203 mm, 240+, 31646	6	Caja	1	6
7100283741	31647	3M™ Cubitron™ II Disco de malla, 203 mm, 320+, 31647	6	Caja	1	6

Focus

### 3M™ Cubitron™ II Disco de malla en rollo

Los 3M™ Discos de malla Cubitron™ II son una familia de discos de malla duraderos y de corte rápido que ofrecen la tasa de corte excepcional y la vida útil prolongada de un abrasivo Cubitron II. Están diseñadas para ayudar a que los sistemas de aspiración rindan al máximo, sin dejar prácticamente polvo en la superficie o el entorno de trabajo.



Combínelas con un sistema de extracción de polvo y lijado recomendado por 3M para crear el sistema de captura de polvo ideal para su taller.

- Los discos de malla de corte rápido y muy duraderos están fabricados con granos de forma precisa 3M™
   Cubitron™ II patentados.
- Ayudan a los sistemas de aspiración a lograr el mejor rendimiento posible, ya sea una lijadora con sistema autoaspirado, un sistema de aspiración central o un sistema de aspiración portátil.
- Los granos minerales triangulares patentados de los discos cortan los sustratos en lugar de rayar o "arar" como los granos abrasivos convencionales, lo que ayuda a que el disco se enfríe, corte más rápido y dure más tiempo.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100291693	31679	3M™ Cubitron™ II Disco de malla en rollo, 75 mm, 80+, 31679	6	Rollo	1	6
7100291691	31680	3M™ Cubitron™ II Disco de malla en rollo, 75 mm, 120+, 31680	6	Rollo	1	6
7100291692	31681	3M™ Cubitron™ II Disco de malla en rollo, 75 mm, 150+, 31681	6	Rollo	1	6
7100291690	31682	3M™ Cubitron™ II Disco de malla en rollo, 75 mm, 180+, 31682	6	Rollo	1	6
7100291689	31683	3M™ Cubitron™ II Disco de malla en rollo, 75 mm, 220+, 31683	6	Rollo	1	6
7100291688	31684	3M™ Cubitron™ II Disco de malla en rollo, 75 mm, 240+, 31684	6	Rollo	1	6
7100291685	31685	3M™ Cubitron™ II Disco de malla en rollo, 75 mm, 320+, 31685	6	Rollo	1	6
7100291684	31650	3M™ Cubitron™ II Disco de malla en rollo, 150 mm, 80+, 31650	6	Rollo	1	6
7100291686	31651	3M™ Cubitron™ II Disco de malla en rollo, 150 mm, 120+, 31651	6	Rollo	1	6
7100291571	31652	3M™ Cubitron™ II Disco de malla en rollo, 150 mm, 150+, 31652	6	Rollo	1	6
7100291683	31653	3M™ Cubitron™ II Disco de malla en rollo, 150 mm, 180+, 31653	6	Rollo	1	6
7100290383	31654	3M™ Cubitron™ II Disco de malla en rollo, 150 mm, 220+, 31654	6	Rollo	1	6
7100291572	31655	3M™ Cubitron™ II Disco de malla en rollo, 150 mm, 240+, 31655	6	Rollo	1	6
7100291570	31656	3M™ Cubitron™ II Disco de malla en rollo, 150 mm, 320+, 31656	6	Rollo	1	6



Focus

### 3M™ Disco de malla en rollo Azul

Los discos de malla 3M™ Azul ofrecen un rendimiento excepcional. Están construidos con una mezcla de abrasivos de cerámica y minerales que brindan una tasa de corte rápida y una vida útil del disco prolongada. También ofrecen una excelente eliminación de polvo cuando se utilizan con un sistema de extracción de polvo.



- Discos de lijado que ofrecen un rendimiento excepcional a un precio competitivo
- Hechos con una mezcla de cerámica y minerales de diseño específico, brindan una excelente tasa de corte y vida útil.
- Un equilibrio excelente entre rendimiento abrasivo para el corte, la vida útil y la extracción de polvo

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100283789		3M™ Disco de malla en rollo Azul	8	Rollo	1	8
7100283766		3M™ Disco de malla en rollo Azul	8	Rollo	1	8
7100283788		3M™ Disco de malla en rollo Azul	8	Rollo	1	8
7100283787		3M™ Disco de malla en rollo Azul	8	Rollo	1	8
7100283786		3M™ Disco de malla en rollo Azul	8	Rollo	1	8
7100283764		3M™ Disco de malla en rollo Azul	8	Rollo	1	8
7100283752		3M™ Disco de malla en rollo Azul	8	Rollo	1	8

### Discos soporte papel

Focus

### 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U

Consiga un corte y una durabilidad superiores con el Disco Abrasivo Multiagujeros 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ 737U en los pasos clave del proceso de lijado de reparación de automóviles. Nuestro disco abrasivo con grano triangular y con patrón multiagujeros es idóneo para eliminar pintura, dar forma a la masilla, afinar y realizar la preparación final antes de matizar o aparejar.



- Aumenta la rapidez de corte un 30 % en comparación con otros abrasivos de calidad
- Los granos de precisión se "autoafilan" y duran el doble que los abrasivos industriales convencionales
- Su superficie de corte más afilada requiere menos presión, lo cual reduce la fricción y el desgaste

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100147541	31361	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 75 mm, multiagujeros, 80+, 31361	200	Unidad	50	200
7100155472	31362	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 75 mm, multiagujeros, 120+, 31362	200	Unidad	50	200
7100155303	31363	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 75 mm, multiagujeros, 150+, 31363	200	Unidad	50	200
7100155359	31364	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 75 mm, multiagujeros, 180+, 31364	200	Unidad	50	200
7100155314	31461	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 75 mm, multiagujeros, 220+, 31461	200	Unidad	50	200
7100138559	31462	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 75 mm, multiagujeros, 240+, 31462	200	Unidad	50	200
7100141531	31463	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 75 mm, multiagujeros, 320+, 31463	200	Unidad	50	200

Focus

### 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U

Consiga un corte y una durabilidad superiores con el Disco Abrasivo Multiagujeros 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ 737U en los pasos clave del proceso de lijado de reparación de automóviles. Nuestro disco abrasivo con grano triangular y con patrón multiagujeros es idóneo para eliminar pintura, dar forma a la masilla, afinar y realizar la preparación final antes de matizar o aparejar.



- Aumenta la rapidez de corte un 30 % en comparación con otros abrasivos de calidad
- Los granos de precisión se "autoafilan" y duran el doble que los abrasivos industriales convencionales
- Su superficie de corte más afilada requiere menos presión, lo cual reduce la fricción y el desgaste

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100141500	31464	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 75 mm, multiagujeros, 400+, 31464	200	Unidad	50	200
7100273450	51610	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 90 mm, multiagujeros, 80+, 51610	500	Unidad	50	500
7100273615	51611	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 90 mm, multiagujeros, 120+, 51611	500	Unidad	50	500
7100273628	PN51613	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 90 mm, multiagujeros, 120+, 51613	500	Unidad	50	500
7100273614	51612	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 90 mm, multiagujeros, 150+, 51612	500	Unidad	50	500
7100273627	51614	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 90 mm, multiagujeros, 220+, 51614	500	Unidad	50	500
7100273629	51615	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 90 mm, multiagujeros, 240+, 51615	500	Unidad	50	500
7100273449	51616	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 90 mm, multiagujeros, 320+, 51616	500	Unidad	50	500
7100229086	PN51617	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 90 mm, multiagujeros, 400+, 51617	500	Unidad	50	500
7100073549	31370	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 150 mm, multiagujeros, 40+, 31370	100	Unidad	25	100
7100273602	PN51369	3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> Disco abrasivo 737U, 150 mm, multiagujeros, 80+, 51369	250	Unidad	50	250
7100273932	PN51370	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 150 mm, multiagujeros, 120+, 51370	250	Unidad	50	250
7100273963	PN51421	3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> Disco abrasivo 737U, 150 mm, multiagujeros, 150+, 51421	250	Unidad	50	250
7100273957	PN51422	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 150 mm, multiagujeros, 180+, 51422	250	Unidad	50	250
7100273613	PN51423	3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> Disco abrasivo 737U, 150 mm, multiagujeros, 220+, 51423	250	Unidad	50	250
7100265969	PN51424	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 150 mm, multiagujeros, 240+, 51424	250	Unidad	50	250
7100173181	PN51426	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 150 mm, multiagujeros, 320+, 51426	250	Unidad	50	250
7100225245	PN51428	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 150 mm, multiagujeros, 400+, 51428	250	Unidad	50	250
7100073547	31375	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 203 mm, multiagujeros, 40+, 31375	100	Unidad	25	100
7100155305	31376	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco abrasivo 737U, 203 mm, multiagujeros, 80+, 31376	100	Unidad	25	100



### **CUBITR** NII Proceso de lijado de aluminio de 3M

#### **SEGURIDAD PERSONAL**





Protección auditiva



Gafas de confort



• Reutilizable en general



Guantes de nitrilo







Utilice siempre una extracción de polvo apropiada y seleccione las herramientas adecuadas para lijar aluminio: Festool Cleantec CTM 48 EC/B22 tiene certificación según la directiva ATEX 94/9/EG para las áreas de la zona 22.

Separe las herramientas y los abrasivos para evitar la

Nota: Si se mezcla el polvo de aluminio con el de acero, se puede generar una reacción térmica, que puede producir una explosión mucho más potente que con solo polvo de aluminio







Festool Cleantec CTM 48 E LE EC/B22



Festool IAS 3-3500 AS - Resistencia de derivación antiestática (según DIN IEC 312) < 1 ΜΩ/m







► Identifique y resalte los arañazos de lijado mediante la aplicación de una guía de lijado en se

Nota: El aluminio es un metal muy blando. Preste mucha atención, ya que el uso de abrasivos excesivamente bastos puede dañar severamente la superficie del sustrato.









► Discos abrasivos 3M™ Hookit™ Cubitron™ II, 220+ - 240+.

► Afine las marcas de lijado anteriores para reducir la posibilidad de que los disolventes de la masilla penetren en las capas de pintura de fábrica. Si esto sucede, puede hacer que se hinche la superficie alrededor de la reparación.





Interface de lijado Festool



► Discos abrasivos 3M™ Hookit™ Cubitron™ II, 150+ - 240+.

Lijado plano del área enmasillado.

Identifique y resalte los arañazos de lijado mediante la aplicación de una guía de lijado en seco.

Nota: Se debe evitar el calentamiento excesivo durante el proceso de lijado, ya que puede dañar el sustrato de aluminio.









► Hoja abrasiva flexible 3M™ Hookit™ P800-P1000.

Nota: Para una seguridad máxima del proceso.



Hojas abrasivas flexibles 3M™ Hookit™



Hojas abrasivas flexibles 3M™ Hookit™





► Discos abrasivos 3M™ Hookit™ Cubitron™ II, 320+

Se recomienda trabajar con un interfaz de lijado suave al

► Taco manual y abrasivos 3M™ Hookit™, 320+ - 400+. Resalte la textura y la estructura de la imprimación con una guía de lijado en seco. Para obtener mejores resultados y un proceso más eficiente, utilice siempre extracción de polvo.

Consejo: La elección del grano fino debe ajustarse a la sensibilidad al disolvente de la pintura original. Cuanto mayor sea la sensibilidad al disolvente de la pintura original, más fino será el lijado antes de aplicar la imprimación.







6



► 3M<sup>TM</sup> Hookit<sup>TM</sup> Flexible Abrasive Sheets P800-P1000.

Nota: Para una seguridad máxima del proceso.

▶ Identifique y resalte los arañazos de lijado medi-ante la aplicación de una guía de lijado en seco.





 $\mathbf{o}$ 




► Lijado orbital con abrasivos 3M 400+ - P500.

Para colores críticos, utilice un disco de espuma flexible 3M™ Hookit™ P600 como último paso de lijado después de 400+.

Desempolvado de la superficie con discos abrasivos  $3M^{\mathsf{TM}}$  Scotch-Brite $^{\mathsf{TM}}$ .

Consejo: Se recomienda trabajar con un interfaz de lijado suave al lijar áreas curvas.



Prepare las áreas advacentes al barniz de fábrica.

Nota: Para una seguridad máxima del proceso.





Disco de espuma Discos abrasivos Festool LEX 3 150/3 flexible 3M™ Hookit™ 3M™ Scotch-Brite™











www.3m.com.es/3M/es\_ES/empresa-es/contactar/



### **CUBITR** N

### Proceso de reparación de carrocerías de 3M

#### **SEGURIDAD PERSONAL**

Mascarilla de partículas de confort P2



Protección auditiva





Gafas de confort
 Ropa de trabajo reutilizable
 Guantes de seguridad





Lijado del área de trabajo

þ

Limpieza d superficie

S





▶ Lije el área que se va a reparar hasta exponer el sustrato metálico

Para eliminar los recubrimientos más rápido, utilice el modo motion de la ROTEX

Para refinar los arañazos de lijado anteriores, cambie al modo random de la ROTEX, manteniendo la máquina con el disco abrasivo anterior

Nota: Para sustratos y lugares de trabajo de aluminio, utilice siempre una herramienta de lijado neumática como Festool Automotive Systems LEX 3 150/7 y siga las instrucciones de la directiva ATEX 94/9/EG para áreas de la Zona 22











► Desengrase la superficie







Bayetas profesionales para paneles 3M™

Calibración de un nuevo cartucho



▶ Inserte el cartucho en una pistola adecuada.

Antes de conectar el mezclador al cartucho, iguale el cartucho expulsando una pequeña cantidad de material hasta que ambos componentes se extruyan por igual

Coloque la boquilla de mazcla y deseche los primeros 2-4 cm de material extruído, para eliminar cualquier material mezclado incorrectamente

Nota: El paso anterior solo es necesario cuando se utiliza un cartucho nuevo.







Aplique primero una capa de material densa sobre el área soldada, para asegurarse de que el material cubra completamente los agujeros de sos pasos previos de soldadura. Se pueden aplicar capas adicionales del producto inmediatamente sobre la primera capa en un proceso "húmedo sobre húmedo", para incrementar la reparación hasta el nivel requente.



Configuraciones recomendadas para los aplicadores: presión de entrada neumática máx. de 5,5 bar/con batería 3kN, velocidad máxima 180 mm/min



Espátula de plástico 3M™



El curado de la masilla 3M™ FC Epoxy Metal Filler puede acelerarse mediante infrarrojos después del período de gelificado inicial. Espere 10 minutos antes de usar los infrarrojos para calentar durante 10-20 minutos con una temperatura de panel de 70 °C

Secado al aire: lijable después de aprox. 4 h a 22 °C de temperatura ambiente

Consejo de uso: calentar el material y la superficie a aprox. 30 °C antes de la aplicación del material contribuye a acelerar el curado, en particular si la temperatura ambiente es fría





► El paso de lijado previo también se puede hacer utilizando limas





Lijado plano del área de la masilla

Para eliminar los recubrimientos más rápido, utilice el modo motion de la ROTEX

Para refinar los arañazos de lijado anteriores, cambie al modo random de la ROTEX, manteniendo la máquina con el disco abrasivo anterior









Limpieza de la

6 Lijado del área 6 de la masilla



► Desengrase completamente la superficie









Aplique una capa adicional de 3M™ FC Epoxy Metal Filler si es necesario y repita los pasos de secado y lijado como se recomienda en los pasos anteriores

El espesor máximo del acabado no debe superar los 4 a 6 mm. Por su parte, el espesor máximo de cada capa no debe superar los 2 a 3 mm

Siga las recomendaciones del fabricante del automóvil y de la compañía de pintura para los pasos posteriores





powered by



Focus

### 3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P

El disco 3M™ Hookit™ 255P Oro es un disco abrasivo de peso C para lijado ligero de uso general. El popular abrasivo 255P Oro ofrece un rendimiento superior.



- Uso general
- Está disponible en varios granos, desde P80 hasta P600. Las diversas aplicaciones incluyen la eliminación de pintura
- Las almohadillas y los discos 255P logran un mejor corte, un menor embazamiento y una reducción del polvo en el ambiente

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100106431	PN51661	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 17 agujeros, P280, 51661	500	Unidad	100	500
7100106433	PN51663	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 17 agujeros, P360, 51663	500	Unidad	100	500
7100106436	PN51666	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 17 agujeros, P600, 51666	500	Unidad	100	500
7100253066	PN50443	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 15 agujeros, P80, 50443	500	Unidad	100	500
7100253067	PN50445	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 15 agujeros, P120, 50445	500	Unidad	100	500
7100253068	PN50446	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 15 agujeros, P150, 50446	500	Unidad	100	500
7100253069	PN50447	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 15 agujeros, P180, 50447	500	Unidad	100	500
7100253070	PN50448	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 15 agujeros, P220, 50448	500	Unidad	100	500
7100253071	PN50449	3M <sup>™</sup> Hookit <sup>™</sup> Disco abrasivo 255P, 150 mm, 15 agujeros, P240, 50449	500	Unidad	100	500
7100253073	PN50451	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 15 agujeros, P320, 50451	500	Unidad	100	500
7100253075	PN50453	3M <sup>™</sup> Hookit <sup>™</sup> Disco abrasivo 255P, 150 mm, 15 agujeros, P400, 50453	500	Unidad	100	500
7100253076	PN50454	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 15 agujeros, P500, 50454	500	Unidad	100	500
7100253077	PN50455	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 15 agujeros, P600, 50455	500	Unidad	100	500

Focus

### 3M™ Hookit™ Disco abrasivo 325U

El disco abrasivo 3M™ Hookit™ 325U azul es un producto con tecnología de mezcla de minerales y cerámica diseñado para ofrecer un rendimiento de corte extraordinario con una extracción superior del polvo gracias a su tecnología de varios orificios.



- Disco abrasivo Hookit™ con tecnología de mezcla de minerales y cerámica
- Sistema de fijación Hookit™
- granos de P80 a 600

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100248530	51371	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 325U, 150 mm, azul, multiagujeros, P80, 51371	500	Unidad	1	500
7100248531	51373	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 325U, 150 mm, azul, multiagujeros, P120, 51373	500	Unidad	1	500
7100248532	51374	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 325U, 150 mm, azul, multiagujeros, P150, 51374	500	Unidad	1	500
7100248583	51375	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 325U, 150 mm, azul, multiagujeros, P180, 51375	500	Unidad	1	500
7100248584	51376	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 325U, 150 mm, azul, multiagujeros, P220, 51376	500	Unidad	1	500
7100248585	51377	3M <sup>™</sup> Hookit <sup>™</sup> Disco abrasivo 325U, 150 mm, azul, multiagujeros, P240, 51377	500	Unidad	1	500
7100248586	51379	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 325U, 150 mm, azul, multiagujeros, P320, 51379	500	Unidad	1	500
7100249344	51381	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 325U, 150 mm, azul, multiagujeros, P400, 51381	5	Caja	1	5
7100249345	51382	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 325U, 150 mm, azul, multiagujeros, P500, 51382	5	Caja	1	5
7100249346	51383	3M™ Hookit™ Disco abrasivo 325U, 150 mm, azul, multiagujeros, P600, 51383	5	Caja	1	5



Focus

### 3M™ Hookit™ Disco abrasivo 337U

Consigue un acabado mate uniforme en imprimaciones de cataforesis con el disco abrasivo 3M™ Hookit™ 337U. Este disco se ha diseñado específicamente para lijar imprimaciones resistentes de cataforesis en automóviles.

- Acabado equivalente al del grano P320
- Es idóneo para lijar imprimaciones de cataforesis extremadamente resistentes en automóviles
- Consigue un acabado mate uniforme



Focus

### 3M™ Hookit™ Disco abrasivo Clean Sanding púrpura 334U

Ahorre en costes de mano de obra y mejore la calidad con el 3M™ Hookit™ Disco abrasivo Clean Sanding púrpura 334U, diseñado para un corte rápido y un acabado uniforme. Úselo para el lijado fino de imprimación antes de aplicar la capa base.



- Disco abrasivo de alto rendimiento con fijación Hookit™
- Paso de lijado final antes de la aplicación de la capa base.
- Menos embazamiento para aplicaciones de lijado fino de imprimaciones sensibles.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000000488	30272	3M™ Hookit™ Disco abrasivo Clean Sanding púrpura 334U, 75 mm, multiagujeros, P500, 30272	200	Unidad	50	200
7000028277	30461	3M™ Hookit™ Disco abrasivo Clean Sanding púrpura 334U, 125mm, multiagujeros, P600, 30461	200	Unidad	50	200
7100040483	PN50534	3M™ Hookit™ Disco abrasivo Clean Sanding púrpura 334U, 150 mm, mulitagujeros, P500, 50534	500	Unidad	100	500
7000084828	PN50913	3M™ Hookit™ Disco abrasivo Clean Sanding púrpura 334U, 150 mm, mulitagujeros, P600, 50913	500	Unidad	100	500

### Discos soporte film

Focus

## 3M<sup>™</sup> Hookit<sup>™</sup> Disco abrasivo de acabado con soporte de film púrpura 260L

El disco abrasivo de acabado con soporte de film púrpura 3M™ Hookit™ 260L se utiliza para el raspado de la zona de desbaste antes de pintar y eliminar motas de polvo y excesos de piel de naranja en las capas finales.



- Nivele la piel de naranja, motas de polvo o gotas de pintura en todo tipo de pinturas para automóviles
- Consiga un corte rápido y gran durabilidad gracias al abrasivo de óxido de aluminio
- Se utiliza para matizar la zona de desbaste antes de pintar

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100126984	PN51263	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado con soporte de film púrpura 260L, 75 mm, 3 agujeros, P600, 51263	200	Unidad	50	200
7100126991	PN51264	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado con soporte de film púrpura 260L, 75 mm, 3 agujeros, P800, 51264	200	Unidad	50	200
7100126990	PN51265	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado con soporte de film púrpura 260L, 75 mm, 3 agujeros, P1000, 51265	200	Unidad	50	200
7100126231	PN51266	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado con soporte de film púrpura 260L, 75 mm, 3 agujeros, P1200, 51266	200	Unidad	50	200
7100123054	PN51267	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado con soporte de film púrpura 260L, 75 mm, 3 agujeros, P1500, 51257	200	Unidad	50	200
7100122790	PN30371	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado con soporte de film púrpura 260L, 75 mm, sin agujeros, P600, 30371	200	Unidad	50	200
7100122788	PN30370	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado con soporte de film púrpura 260L, 75 mm, sin agujeros, P800, 30370	200	Unidad	50	200
7100122803	PN30369	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado con soporte de film púrpura 260L, 75 mm, sin agujeros, P1000, 30369	200	Unidad	50	200
7100123056	PN30368	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado con soporte de film púrpura 260L, 75 mm, sin agujeros, P1200, 30368	200	Unidad	50	200
7100123055	PN30367	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado con soporte de film púrpura 260L, 75 mm, sin agujeros, P1500, 30367	200	Unidad	50	200
7100123053	PN51156	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado con soporte de film púrpura 260L, 150 mm, 15 agujeros, P600, 51156	200	Unidad	50	200
7100123753	PN51155	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado con soporte de film púrpura 260L, 150 mm, 15 agujeros, P800, 51155	200	Unidad	50	200
7100123051	PN51157	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado con soporte de film púrpura 260L, 150 mm, 15 agujeros, P1000, 51157	200	Unidad	50	200
7100123052	PN51158	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado con soporte de film púrpura 260L, 150 mm, 15 agujeros, P1200, 51158	200	Unidad	50	200
7100123050	PN51154	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado con soporte de film púrpura 260L, 150 mm, 15 agujeros, P1500, 51154	200	Unidad	50	200
7100122781	PN34780N	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado con soporte de film púrpura 260L, 150 mm, 17 agujeros, P600, 34780	200	Unidad	50	200
7100122797	PN34781	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado con soporte de film púrpura 260L, 150 mm, 17 agujeros, P800, 34781	200	Unidad	50	200
7100122800	PN34782N	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado con soporte de film púrpura 260L, 150 mm, 17 agujeros, P1000, 34782	200	Unidad	50	200
7100122787	PN34783	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado con soporte de film púrpura 260L, 150 mm, 17 agujeros, P1200, 34783	200	Unidad	50	200
7100122776	PN34784N	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado con soporte de film púrpura 260L, 150 mm, 17 agujeros, P1500, 34784	200	Unidad	50	200
7100123057	PN34785	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado con soporte de film púrpura 260L, 150 mm, 17 agujeros, P2000, 34785	200	Unidad	50	200

### 3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L

El disco 3M™ Hookit™ 260L es idóneo para trabajos de carrocería, incluidos el desbaste, raspado, preparación de pintura y eliminación de defectos de la pintura. Elija superficies de corte de mineral de óxido de aluminio de P600 a P2000 en todas las partes posteriores con lámina duradera.

- Los discos abrasivos con parte posterior con film plástico permiten un acabado de calidad en trabajos de lijado de carrocería
- El abrasivo de óxido de aluminio proporciona un corte rápido y gran durabilidad
- Cambie y reutilice discos fácilmente con un sistema de fijación 3M™ Hookit™

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100113428	51057	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L, 150 mm, 15 agujeros, P600, 51057	250	Unidad	50	250
7100113151	51099	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L, 150 mm, 15 agujeros, P800, 51099	250	Unidad	50	250
7100113365	51055	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L, 150 mm, 15 agujeros, P1000, 51055	250	Unidad	50	250
7100113150	51054	3M <sup>™</sup> Hookit <sup>™</sup> Disco abrasivo de acabado 260L, 150 mm, 15 agujeros, P1200, 51054	250	Unidad	50	250
7100113147	51053	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L, 150 mm, 15 agujeros, P1500, 51053	250	Unidad	50	250
7100123049	51304	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de acabado 260L, 150 mm, 15 agujeros, P2000, 51304	200	Unidad	50	200

### 3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible 270J

Los discos abrasivos 3M™ Hookit™ están recubiertos de resinas y minerales de alta calidad y precisión para lograr una mayor durabilidad en el lijado de aparejos, matizados y acabados. Discos versátiles que proporcionan un rendimiento extraordinario de corte y acabado con gran flexibilidad, tecnología antiembazamiento y moldeabilidad.



- Consiga una gran flexibilidad y moldeabilidad
- La calidad superior proporciona acabados uniformes y consistentes en cada ocasión
- Reduce el exceso de calentamiento de la superficie en lijados de recubrimientos finos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100104547	PN34800	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible 270J, 150 mm, 17 agujeros, P400, 34800	125	Unidad	25	125
7100104516	PN34801	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible 270J, 150 mm, 17 agujeros, P600, 34801	125	Unidad	25	125
7100104515	PN34802	3M <sup>™</sup> Hookit <sup>™</sup> Disco abrasivo flexible 270J, 150 mm, 17 agujeros, P800, 34802	125	Unidad	25	125
7100104330	PN34803	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible 270J, 150 mm, 17 agujeros, P1000, 34803	125	Unidad	25	125
7100104331	PN34804	3M <sup>™</sup> Hookit <sup>™</sup> Disco abrasivo flexible 270J, 150 mm, 17 agujeros, P1200, 34804	125	Unidad	25	125
7100104332	PN34805	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible 270J, 150 mm, 17 agujeros, P1500, 34805	125	Unidad	25	125
7100018328	PN34417	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible 270J, 150 mm, 15 agujeros, P400, 34417	125	Unidad	25	125
7100018798	PN34419	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible 270J, 150 mm, 15 agujeros, P600, 34419	125	Unidad	25	125
7100018796	PN34420	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible 270J, 150 mm, 15 agujeros, P800, 34420	125	Unidad	25	125
7100018799	PN34421	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible 270J, 150 mm, 15 agujeros, P1000, 34421	125	Unidad	25	125
7100018810	PN34422	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible 270J, 150 mm, 15 agujeros, P1200, 34422	125	Unidad	25	125
7100018327	PN34423	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible 270J, 150 mm, 15 agujeros, P1500, 34423	125	Unidad	25	125

### 3M™ Hookit™ Disco abrasivo de esponja 216U

El disco 3M™ Hookit™ 216U es un disco ligero basado en óxido de aluminio como abrasivo y una parte posterior de espuma flexible.

- Disco abrasivo Hookit™ de óxido de aluminio
- La parte posterior de espuma aporta mayor flexibilidad
- granos de P320 a P800/P1000

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000091921	51090	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de esponja 216U, 150 mm, 15 agujeros, P500, 51090	150	Unidad	25	150
7000091923	51092	3M™ Hookit™ Disco abrasivo de esponja 216U, 150 mm, 15 agujeros, P800, 51092	150	Unidad	25	150

### 3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de lijado para barnices 471LA

Los discos abrasivos de lijado para barnices 3M™ Trizact™ Hookit™ son ideales para eliminar los defectos de la pintura, por ejemplo, las motas de suciedad o de polvo, y para igualar la textura de la piel de naranja. Se usan antes de los abrasivos de acabado de pintura o los compuestos y boinas de pulido tradicionales.



- Úselos para eliminar las partículas de suciedad y alisar los arañazos de lijado.
- Utilícelos siempre en húmedo.
- El soporte de film ofrece gran durabilidad resistente al desgarro y flexibilidad para lijar superficies irregulares de automóviles.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100041423	PN05601	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de lijado para barnices 471LA, 75 mm, 1500, 05601	100	Unidad	25	100
7100041081	PN05600	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de lijado para barnices 471LA, 150 mm, 1500, 05600	100	Unidad	25	100

### 3M™ Trizact™ Hookit™ Rollo de discos de film 466LA

El rollo de discos de film 466LA 3M™ Trizact™ Finesse-it™ emplea nuestra propia tecnología de micro-replicación en la que las partículas de carburo de silicio micrométricas forman pirámides diminutas de material abrasivo que recubre un soporte de poliéster no comprimible.



- Abrasivos afilados basado en micro-replicación 3M™ Trizact™ para acabados consistentes y predecib-
- Ideal para el proceso en dos pasos de reparación de defectos de pintura 3M en acabados de automoción
- Disponible en el cómodo formato de rollo de discos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000034236	50079	3M™ Trizact™ Hookit™ Rollo de discos de film 466LA, 31.7 mm, P3000	1000	Unidad	100	1000

### Discos soporte espuma

Focus

### 3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo para matizado 443SA

Prepare las áreas de matizado para pintar logrando resultados uniformes mediante los discos de matizado 3M™ Trizact™ Hookit™. Estos discos abrasivos con soporte de espuma están diseñados para raspar y lijar paneles de matizado, igualar la textura de la piel de naranja y eliminar los arañazos del lijado antes de matizar la pintura en los paneles adyacentes. Si se usan húmedos, eliminan la necesidad de compuestos de lijado o abrasivos de lijado en húmedo.



- Diseñado para raspar paneles de matizado, igualar la textura de la piel de naranja y eliminar los arañazos del lijado de grano fino antes de matizar la pintura.
- Si se usan siempre húmedos, eliminan la necesidad de compuestos de lijado y abrasivos de lijado en húmedo.
- El soporte de espuma ofrece un buen control y un contacto uniforme con la superficie.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000034389	PN50413	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo para matizado 443SA, 75 mm, 1000, 50413	60	Unidad	15	60
7000034388	PN50341	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo para matizado 443SA, 150 mm, 1000, 50341	60	Unidad	15	60

Focus

### 3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de espuma 443SA 6000

Dedique menos tiempo al abrillantado y disfrute de un menor riesgo de defectos gracias al uso de abrasivos de espuma 3M™ Trizact™ Hookit™ de grano 6000. Use estos discos como el paso siguiente para alisar los arañazos de grano 3000 y reducir el abrillantado. Los abrasivos 3M™ Trizact™ están diseñados para ofrecer un corte uniforme y una larga vida útil.



- Diseñado para alisar los arañazos del lijado de grano 3000 y, por tanto, reducir el tiempo total de acabado.
- Si se usan siempre húmedos, ofrecen una larga vida útil y menos embazamiento que el lijado en seco.
- Permite a los técnicos alisar los arañazos de la pintura con una lijadora de doble acción más ligera, en lugar de una pulidora más pesada.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000043154	PN51131	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de espuma 443SA 6000, 75 mm, 6000, 51131	60	Unidad	15	60
7000034489	PN51130	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de espuma 443SA 6000, 150 mm, 6000, 51130	60	Unidad	15	60

Focus

### 3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de espuma 443SA 8000

Acorte o elimine la fase de abrillantado de su proceso de acabado de pintura usando discos abrasivos de espuma 3M™ Trizact™ Hookit™ de grano 8000 antes de pulir. Se usan para alisar arañazos de lijado de grano 3000 o más fino, y dejan una superficie tan suave que se puede comenzar a pulir sin necesidad de abrillantado. Son los primeros abrasivos de grano 8000 del sector, fabricados con una tecnología patentada exclusiva de 3M.



- Elimine o reduzca significativamente el proceso de abrillantado gracias al uso de discos abrasivos de espuma 3M™ Trizact™ Hookit™ de grano 8000 antes de pulir.
- Si se usan siempre húmedos, ofrecen una larga vida útil y menos embazamiento que el lijado en seco.
- Utilice discos de espuma 3M™ Trizact™ de grano 8000 para alisar arañazos de lijado de grano 3000 o más fino en superficies pintadas.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100193763	PN30804	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de espuma 443SA 8000, 75 mm, 8000, 30804	60	Unidad	15	60
7100193783	PN30806	3M™ Trizact™ Hookit™ Disco abrasivo de espuma 443SA 8000, 150 mm, 8000, 30806	60	Unidad	15	60

Focus

### 3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma

Los discos abrasivos flexibles de espuma 3M™ Hookit™ combinan abrasivos de óxido de aluminio flexibles con un soporte de espuma suave para crear un abrasivo de matizado versátil y de alto rendimiento para el uso en húmedo o seco y en aplicaciones manuales o a máquina.



- Abrasivo de matizado extremadamente versátil
- Se puede usar en húmedo o en seco.
- Apto para el uso en aplicaciones manuales o a máquina

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100100149	PN33550	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 77 mm, P800, 33550	80	Unidad	20	80
7100100148	PN33551	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 77 mm, P1000, 33551	80	Unidad	20	80
7100100158	PN33552	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 77 mm, P1200, 33552	80	Unidad	20	80
7100100159	PN33553	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 77 mm, P1500, 33553	80	Unidad	20	80
7100100160	PN33554	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 77 mm, P2000, 33554	80	Unidad	20	80
7100100155	33546	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 125 mm, P1000, 33546	80	Unidad	20	80
7100100154	33547	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 125 mm, P1200, 33547	80	Unidad	20	80
7100100153	33548	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 125 mm, P1500, 33548	80	Unidad	20	80
7100100150	33549	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 125 mm, P2000, 33549	80	Unidad	20	80
7100100157	33545	3M <sup>™</sup> Hookit <sup>™</sup> Disco abrasivo flexible de espuma, 125mm, P800, 33545	80	Unidad	20	80
7100224822	PN33538	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 150 mm, P400, 33538	80	Unidad	20	80
7100224821	PN33539	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 150 mm, P600, 33539	80	Unidad	20	80
7100100036	PN33540	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 150 mm, P800, 33540	80	Unidad	20	80
7100100147	PN33541	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 150 mm, P1000, 33541	80	Unidad	20	80
7100100151	PN33542	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 150 mm, P1200, 33542	80	Unidad	20	80
7100100152	PN33543	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 150 mm, P1500, 33543	80	Unidad	20	80
7100100156	PN33544	3M™ Hookit™ Disco abrasivo flexible de espuma, 150 mm, P2000, 33544	80	Unidad	20	80

### Discos de limpieza y decapado

### 3M™ Scotch-Brite™ Disco Clean and Strip XT Pro

El disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro cuenta con un mineral abrasivo de carburo de silicio incorporado en una malla de nylon abierta. Nuestros discos eliminan eficazmente óxido, pintura, calamina, recubrimientos y adhesivos de las superficies sin alterar significativamente el material base.



- Elimina el óxido, la pintura, la calamina y los recubrimientos del metal rápidamente
- La fibra de alta resistencia resiste la fragmentación y se desempeña bien en los bordes
- La alta capacidad de adaptación proporciona una superficie de contacto mayor para un decapado más rápido

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100192333	51880	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, Disco XO-DB, 115 mm x 22 mm, S XCRS	10	Unidad	1	10
7100192330	51889	3M™ Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro, Disco XO-RD, 115 mm x 22 mm, S XCRS	10	Unidad	1	10
7100192331	51890	$3M^{\mbox{\tiny M}}$ Scotch-Brite $^{\mbox{\tiny M}}$ Clean and Strip XT Pro, Disco XO-RD, 125 mm x 22 mm, S XCRS	10	Unidad	1	10
7100192335	51891	3M <sup>™</sup> Scotch-Brite <sup>™</sup> Clean and Strip XT Pro, Disco XO-RD, 125 mm x M14, Quick Change, S XCRS	10	Unidad	1	10

### 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Clean and Strip XT Pro

El disco Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XT Pro cuenta con un mineral abrasivo de carburo de silicio incorporado en una malla de nylon abierta. Nuestros discos eliminan eficazmente óxido, pintura, calamina, recubrimientos y adhesivos de las superficies sin alterar significativamente el material base.



- Elimina el óxido, la pintura, la calamina y los recubrimientos del metal rápidamente
- La fibra de alta resistencia resiste la fragmentación y se desempeña bien en los bordes
- La alta capacidad de adaptación proporciona una superficie de contacto mayor para un decapado más rápido

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100175521	51887	3M <sup>™</sup> Scotch-Brite <sup>™</sup> Roloc <sup>™</sup> Clean and Strip XT Pro, Disco XO-DR, 50.8 mm x NH, S XCRS	60	Unidad	10	60
7100173795	51888	3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XT Pro, Disco XO-DR, 76 mm, S XCRS	40	Unidad	10	40
7100192704	51893	3M <sup>™</sup> Scotch-Brite <sup>™</sup> Roloc <sup>™</sup> + Clean and Strip XT Pro, Disco XO-ZR, 100 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS	10	Unidad	1	10
7100192705	51894	3M <sup>™</sup> Scotch-Brite <sup>™</sup> Roloc <sup>™</sup> + Clean and Strip XT Pro, Disco XO-ZR, 125 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS	8	Unidad	1	8

# Discos de fibra

#### 3M™ Cubitron™ II Disco de fibra abrasivo 786C

Elimine pintura y puntos de soldadura con los discos de fibra abrasivos 3M™ Cubitron™ II. Nuestros discos de fibra Cubitron™ II duran el doble que los abrasivos convencionales, cortan con mayor rapidez y logran un acabado más fino y uniforme.



- Corta un 30 % más rápido que otros abrasivos de calidad
- Durabilidad y calidad uniforme del corte
- Proporciona un acabado más fino y uniforme

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100035471	PN33407	3M™ Cubitron™ II Disco de fibra abrasivo 786C, 115 mm x 22 mm, con ranuras, 36+, 33407	25	Unidad	5	25
7100035472	PN33409	3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Disco de fibra abrasivo 786C, 115 mm x 22 mm, con ranuras, 60+, 33409	25	Unidad	5	25
7100035473	PN33410	3M™ Cubitron™ II Disco de fibra abrasivo 786C, 115 mm x 22 mm, con ranuras, 80+, 33410	25	Unidad	5	25
7100035477	PN33431	3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Disco de fibra abrasivo 786C, 180 mm x 22 mm, con ranuras, 36+, 33431	25	Unidad	5	25

Focus

# 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de fibra abrasivo 786C

El disco de fibra 3M™ Cubitron™ Il Roloc™ es un disco de fibra abrasiva de calidad superior diseñado para la eliminación de marcas de soldadura y otras aplicaciones de esmerilado o lijado.

- Gran velocidad de corte
- Mejora la productividad y la eficiencia en el taller
- Consiga un rendimiento duradero



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100033187	PN33377	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de fibra abrasivo 786C, 50 mm, 36+, 33377	90	Unidad	15	90
7100033188	PN33379	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de fibra abrasivo 786C, 50 mm, 60+, 33379	90	Unidad	15	90
7100033189	PN33380	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de fibra abrasivo 786C, 50 mm, 80+, 33380	90	Unidad	15	90
7100033190	PN33389	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de fibra abrasivo 786C, 75 mm, 36+, 33389	90	Unidad	15	90
7100033191	PN33391	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de fibra abrasivo 786C, 75 mm, 60+, 33391	90	Unidad	15	90
7100033192	PN33392	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de fibra abrasivo 786C, 75 mm, 80+, 33392	90	Unidad	15	90

# Discos de láminas

#### 3M™ Cubitron™ II Disco de láminas T29

Los Discos de láminas 3M™ Cubitron™ II están diseñados para ofrecer un corte más rápido, una vida útil más larga y un acabado más uniforme que los abrasivos cerámicos convencionales, lo que permite una eliminación fácil y uniforme de pintura y óxido. Las láminas flexibles cuentan con nuestra tecnología de grano de forma precisa (PSG): granos triangulares súper afilados y orientados electrostáticamente sobre un soporte flexible para un corte extremadamente rápido y uniforme. Las láminas superpuestas proporcionan un acolchado para realizar tareas de desbarbado y lijado con un solo disco.



- Corta un 30 % más rápido y dura 2 veces más que otros abrasivos cerámicos convencionales, lo que aumenta la productividad y ofrece un acabado uniforme de la reparación
- Funciona a una temperatura más baja y necesita menos presión que otros abrasivos cerámicos convencionales
- La tecnología de grano de forma precisa (PSG) consigue un acabado más uniforme y reduce la necesidad de repetir trabajos o de afinar arañazos profundos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100101776	PN33470	3M™ Cubitron™ II Disco de láminas T29, 115 mm x 22 mm, 40+, 33470	30	Unidad	5	30
7100101808	PN33471	3M™ Cubitron™ II Disco de láminas T29, 115 mm x 22 mm, 60+, 33471	30	Unidad	5	30
7100101807	PN33472	3M™ Cubitron™ II Disco de láminas T29, 115 mm x 22 mm, 80+, 33472	30	Unidad	5	30

# Discos de cambio rápido

# 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Surface Conditioning SC

El disco Surface Conditioning Scotch-Brite™ Roloc™ combina nuestro duradero disco no tejido con el eficiente sistema de enganche Roloc Quick Change para facilitar unas tareas eficaces de limpieza, acabado, homogeneización y desbarbado. Estos discos cuentan con fibra no tejida que se adapta bien a las superficies irregulares.



- Los resistentes discos no tejidos permiten realizar tareas contundentes de desbarbado y acabado.
- El disco adaptable no tejido con soporte Roloc™ ofrece un corte contundente.
- Permite conseguir acabados uniformes gracias a su construcción de malla abierta que resiste el embozo y funciona sin calentarse.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000000752	PN05528	3M <sup>™</sup> Scotch-Brite <sup>™</sup> Roloc <sup>™</sup> Disco Surface Conditioning SC-DR, 50 mm, A Basto	200	Unidad	50	200
7000028507	PN07480	3M <sup>™</sup> Scotch-Brite <sup>™</sup> Roloc <sup>™</sup> Disco Surface Conditioning SC-DR, 50 mm, A Basto PN07480	100	Unidad	25	100
7000000751	PN05527	3M <sup>™</sup> Scotch-Brite <sup>™</sup> Roloc <sup>™</sup> Disco Surface Conditioning SC-DR, 50 mm, Sin Agujeros, A Medio	200	Unidad	50	200
7000000756	105532	$3M^{^{\!N}}$ Scotch-Brite $^{^{\!N}}$ Roloc $^{^{\!N}}$ Disco Surface Conditioning SC-DR, 76 mm, A Basto	100	Unidad	25	100
7000000755	105531	3M <sup>™</sup> Scotch-Brite <sup>™</sup> Roloc <sup>™</sup> Disco Surface Conditioning SC-DR, 76 mm, A Medio	100	Unidad	25	100

# Ruedas, cepillos y discos

#### 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Bristle RD-ZB

Bristle Scotch-Brite™ Roloc™ está compuesto por grano cerámico mezclado con óxido de aluminio y por cerdas moldeadas y flexibles que ofrecen un mayor contacto con la superficie que los cepillos metálicos y mantienen sus propiedades abrasivas a lo largo de la vida útil del disco.



- Las cerdas moldeadas y rellenas de abrasivo superan a los cepillos metálicos en el decapado, el desbarbado, el desbaste, el acabado, el pulido y la limpieza.
- La mezcla de grano cerámico ofrece una calidad de acabado superior a lo largo de la vida útil del disco.
- El espaciado entre las cerdas es ideal para la eliminación de revestimientos y otras sustancias que provocan un gran embozo.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100138319	148076	3M <sup>™</sup> Scotch-Brite <sup>™</sup> Roloc <sup>™</sup> Disco Bristle RD-ZB, 25.4 mm x 15.88 mm, P80	80	Unidad	20	80
7100138284	07525	3M <sup>™</sup> Scotch-Brite <sup>™</sup> Roloc <sup>™</sup> Disco Bristle RD-ZB, 50 mm x 15.8mm, P80, 07525	10	Unidad	10	40
7100138286	07528N	3M <sup>™</sup> Scotch-Brite <sup>™</sup> Roloc <sup>™</sup> Disco Bristle RD-ZB, 50 mm, P120	40	Unidad	10	40
7100138285	7524	3M <sup>™</sup> Scotch-Brite <sup>™</sup> Roloc <sup>™</sup> Disco Bristle RD-ZB, TR, verde, 50 mm x 15.9 mm, Tapered	40	Unidad	10	40

# Discos de corte y desbaste

#### 3M™ Cubitron™ II Rueda de corte

La rueda de corte 3M™ Cubitron™ II es una rueda para cortar en línea recta (placas metálicas de la carrocería, largueros, tubos de escape, abrazaderas y pernos oxidados).

3M™ Cubitron™ II Rueda de corte, 115 mm x 1 mm x 22,23 mm, 33467

• Gran velocidad de corte

ID

7100032583

7100032406

7100032407

- Mejora la productividad y la eficiencia en el taller
- Consiga un rendimiento duradero

PN33467





30

Unidad

# Esponjas abrasivas

# 3M™ Esponja abrasiva soporte blando

La esponja abrasiva 3M™ es una almohadilla de espuma flexible para zonas de difícil acceso, incluidos los huecos de los faros, manillas y marcos de las puertas. Nuestra esponja puede utilizarse en seco o en húmedo y ayuda a eliminar las huellas dactilares.



- Almohadilla de espuma flexible para lijar o refinar manualmente cantos, bordes y zonas de difícil acceso
- El diseño de la esponja reduce el riesgo de alcanzar la superficie en el canto o borde
- Ayuda a eliminar las huellas dactilares

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000043358	PN03809	3M™ Esponja abrasiva soporte blando, 115 mm x 140 mm, fina, 03809	200	Unidad	20	200
7000043357	PN03808	3M <sup>™</sup> Esponja abrasiva soporte blando, 115 mm x 140 mm, media, 03808	200	Unidad	20	200
7000033200	PN02600	$3\mbox{M}^{\mbox{\tiny{M}}}$ Esponja abrasiva soporte blando, 115 mm x 140 mm, microfina, 02600	120	Unidad	20	120
7000043359	PN03810	3M <sup>™</sup> Esponja abrasiva soporte blando, 115 mm x 140 mm, superfina, 03810	200	Unidad	20	200
7000033201	PN02601	3M™ Esponja abrasiva soporte blando, 115 mm x 140 mm, ultrafina, 02601	120	Unidad	20	120
7000060276	PN50887	3M <sup>™</sup> Esponja abrasiva soporte blando, 115 mm x 140 mm, ultrafina, 50887	200	Unidad	20	200

# Tiras de malla en rollo

Focus

#### 3M™ Cubitron™ II Tira de malla en rollo

Las 3M™ Tiras de malla en rollo Cubitron™ II son una familia de tiras de malla en rollo duraderas que proporcionan la tasa de corte excepcional y la vida útil ampliada de un abrasivo Cubitron II. Están diseñadas para ayudar a que los sistemas de aspiración rindan al máximo, sin dejar prácticamente polvo en la superficie o el entorno de trabajo.



Combínelas con un sistema de extracción de polvo y lijado recomendado por 3M para crear el sistema de captura de polvo ideal para su taller.

- Las tiras de malla duraderas y de corte rápido están fabricadas con granos de forma precisa 3M™ Cubitron™ II patentados.
- Ayudan a los sistemas de aspiración a lograr el mejor rendimiento posible, ya sea una lijadora con sistema autoaspirado, un sistema de aspiración central o un sistema de aspiración portátil.
- Los granos minerales triangulares patentados de las tiras cortan los sustratos en lugar de rayar o "arar" como los granos abrasivos convencionales, lo que ayuda a que la tira se enfríe, corte más rápido y dure más tiempo.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100283780	34561	3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Tira de malla en rollo, 70 mm x 10 m, 80+, 34561	6	Rollo	1	6
7100283742	34562	3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Tira de malla en rollo, 70 mm x 10 m, 120+, 34562	6	Rollo	1	6
7100283770	34563	3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Tira de malla en rollo, 70 mm x 10 m, 150+, 34563	6	Rollo	1	6
7100283772	34564	3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Tira de malla en rollo, 70 mm x 10 m, 180+, 34564	6	Rollo	1	6
7100283779	34565	3M™ Cubitron™ II Tira de malla en rollo, 70 mm x 10 m, 220+, 34565	6	Rollo	1	6
7100283767	34566	3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Tira de malla en rollo, 70 mm x 10 m, 240+, 34566	6	Rollo	1	6
7100283763	34560	3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Tira de malla en rollo, 70 mm x 10 m, 320+, 34560	6	Rollo	1	6
7100283162	34572	3M™ Cubitron™ II Tira de malla en rollo, 115 mm x 10 m, 80+, 34572	6	Rollo	1	6
7100283725	34573	3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Tira de malla en rollo, 115 mm x 10 m, 120+, 34573	6	Rollo	1	6
7100283726	34574	3M™ Cubitron™ II Tira de malla en rollo, 115 mm x 10 m, 150+, 34574	6	Rollo	1	6
7100283727	34575	3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Tira de malla en rollo, 115 mm x 10 m, 180+, 34575	6	Rollo	1	6
7100283728	34576	3M™ Cubitron™ II Tira de malla en rollo, 115 mm x 10 m, 220+, 34576	6	Rollo	1	6
7100283228	34577	3M™ Cubitron™ II Tira de malla en rollo, 115 mm x 10 m, 240+, 34577	6	Rollo	1	6
7100283724	34578	3M™ Cubitron™ II Tira de malla en rollo, 115 mm x 10 m, 320+, 34578	6	Rollo	1	6

# Tiras, hojas y rollos papel

Focus

#### 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva en rollo 737U



El rollo de hojas 3M™ Cubitron™ Il Hookit™ Clean Sanding 737U combina granos triangulares de larga duración y un patrón multiagujero para una extracción de polvo superior, idóneo para eliminar pintura, dar forma a la masilla, afinar y realizar la preparación final antes de matizar o imprimar.

- Cuenta con grano PSG 3M™ triangular que corta al menos un 30 % más rápido y dura como mínimo un 30 % más que otros abrasivos cerámicos convencionales
- El patrón multiagujero proporciona una extraordinaria extracción del polvo
- El abrasivo con enganche Hook and Loop 3M™ Hookit™ se adhiere firmemente y se retira fácilmente para un cambio rápido de los discos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100155346	35501	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva en rollo 737U, 80 mm x 12 m, 80+, 35501	5	Rollo	1	5
7100155342	35502	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva en rollo 737U, 80 mm x 12 m, 120+, 35502	5	Rollo	1	5
7100155339	35503	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva en rollo 737U, 80 mm x 12 m, 150+, 35503	5	Rollo	1	5
7100155284	35504	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva en rollo 737U, 80 mm x 12 m, 180+, 35504	5	Rollo	1	5
7100138561	31488	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva en rollo 737U, 80 mm x 12 m, 240+, 31488	5	Rollo	1	5
7100141494	31489	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva en rollo 737U, 80 mm x 12 m, 320+, 31489	5	Rollo	1	5
7100141525	31490	3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> Tira abrasiva en rollo 737U, 80 mm x 12 m, 400+, 31490	5	Rollo	1	5
7100086415	34460	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva en rollo 737U, 115 mm x 8 m, 40+, 34460	3	Rollo	1	3
7100155367	34462	3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> Tira abrasiva en rollo 737U, 115 mm x 12 m, 80+, 34462	3	Rollo	1	3
7100155311	34465	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva en rollo 737U, 115 mm x 12 m, 150+, 34465	3	Rollo	1	3
7100155313	34466	3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Hookit <sup>™</sup> Tira abrasiva en rollo 737U, 115 mm x 12 m, 180+, 34466	3	Rollo	1	3
7100155316	34467	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva en rollo 737U, 115 mm x 12 m, 220+, 34467	3	Rollo	1	3
7100138562	03446	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva en rollo 737U, 115 mm x 12 m, 240+, 3446	5	Rollo	1	5
7100141493	34469	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva en rollo 737U, 115 mm x 12 m, 320+, 34469	5	Rollo	1	5
7100141526	34470	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tira abrasiva en rollo 737U, 115 mm x 12 m, 400+, 34470	5	Rollo	1	5

### 3M™ Tira abrasiva de espuma en rollo 216U

Consiga una buena flexibilidad y propiedades antiembazamiento con el rollo abrasivo 3M™ 216U. Nuestros rollos abrasivos con parte posterior de espuma pueden cortarse o romperse en tiras y se han diseñado para usarse manualmente en pintura, imprimaciones y masillas.

- La parte posterior de espuma aporta flexibilidad
- Aplique presión con mayor uniformidad y moldeabilidad durante el lijado
- Consiga un lijado uniforme



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000084666	PN50743	3M™ Tira abrasiva de espuma en rollo 216U, precortado 114 mm x 25 m, P1000, 50743	4	Rollo	1	4
7000084118	PN50330	3M <sup>™</sup> Tira abrasiva de espuma en rollo 216U, precortado, 114 mm x 25 m, P150, 50330	4	Rollo	1	4
7000084119	PN50331	3M™ Tira abrasiva de espuma en rollo 216U, precortado, 114 mm x 25 m, P180, 50331	4	Rollo	1	4
7000084121	PN50333	3M™ Tira abrasiva de espuma en rollo 216U, precortado, 114 mm x 25 m, P240, 50333	4	Rollo	1	4
7000084123	PN50335	3M™ Tira abrasiva de espuma en rollo 216U, precortado, 114 mm x 25 m, P320, 50335	4	Rollo	1	4
7000084125	PN50337	3M™ Tira abrasiva de espuma en rollo 216U, precortado, 114 mm x 25 m, P400, 50337	4	Rollo	1	4
7000084126	PN50338	3M™ Tira abrasiva de espuma en rollo 216U, precortado, 114 mm x 25 m, P500, 50338	4	Rollo	1	4
7000084127	PN50339	3M™ Tira abrasiva de espuma en rollo 216U, precortado, 114 mm x 25 m, P600, 50339	4	Rollo	1	4
7000084128	PN50340	3M™ Tira abrasiva de espuma en rollo 216U, precortado, 114 mm x 25 m, P800, 50340	4	Rollo	1	4

# 3M™ Wetordry™ Hoja de papel abrasivo 734

Lije todo tipo de superficies con la hoja de papel abrasivo 3M™ Wetordry™ 734. Nuestra hoja abrasiva incluye el mineral de carburo de silicio para lograr un corte afilado y uniforme. Es impermeable y duradera, y consigue un acabado uniforme. Está disponible en granos de P320 a P1200. Cada hoja mide 230 mm × 280 mm.



- Hoja de papel abrasivo en húmedo o en seco de carburo de silicio
- Se utiliza como hoja de papel de lijado en seco o en mojado
- granos de P320 a P1200

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100248927	PN01977	3M™ Wetordry™ Hoja de papel abrasivo 734, 230 mm x 280 mm, P320, 01977	250	Hoja	25	250
7100249095	PN01975	3M™ Wetordry™ Hoja de papel abrasivo 734, 230 mm x 280 mm, P400, 01975	250	Hoja	25	250
7100248809	PN01973	3M™ Wetordry™ Hoja de papel abrasivo 734, 230 mm x 280 mm, P600, 01973	250	Hoja	25	250
7100249099	PN01972	3M™ Wetordry™ Hoja de papel abrasivo 734, 230 mm x 280 mm, P800, 01972	250	Hoja	25	250
7100249098	PN01971	3M™ Wetordry™ Hoja de papel abrasivo 734, 230 mm x 280 mm, P1000, 01971	250	Ноја	25	250
7100249094	PN01970	3M™ Wetordry™ Hoja de papel abrasivo 734, 230 mm x 280 mm, P1200, 01970	250	Hoja	25	250

### 3M™ Wetordry™ Hoja abrasiva 401Q

Utilice la hoja abrasiva 3M™ Wetordry™ 401Q para trabajos de lijado que requieran grano fino y retoques ligeros, como el acabado de pintura o el lijado en húmedo de carrocerías. Hemos combinado nuestra duradera parte posterior de papel de peso A impermeable y mineral de carburo de silicio de corte rápido para lograr patrones de lijado uniformes y un pulido más sencillo.

- Hoja cómoda que puede utilizarse en seco o en húmedo sobre pintura, imprimación, revestimiento gelatinoso o metal
- La parte posterior impermeable admite aplicaciones en húmedo para disminuir el embazamiento y acelerar el corte
- Lije todo tipo de zonas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000028328	02044	3M™ Wetordry™ Hoja abrasiva 401Q, 138 mm x 230 mm, 2000, 02044	250	Ноја	50	250
7000028329	02023	3M <sup>™</sup> Wetordry <sup>™</sup> Hoja abrasiva 401Q, 1500, 138 mm x 230 mm, 02023	250	Hoja	50	250

# 3M™ Wetordry™ Hoja abrasiva 331Q

La hoja abrasiva 3M™ Wetordry™ 331Q es un papel abrasivo de uso en seco o en húmedo que contiene el mineral de óxido de aluminio para alcanzar un acabado superior. Elimine las imperfecciones de la pintura en capas de acabado mediante nuestros papeles en seco o en húmedo de gran calidad.

- Hoja de papel abrasivo en seco o en húmedo de óxido de aluminio
- Utilice un papel de lijar que se afile con el uso continuado
- Granos de P80 a P240





# Tiras, hojas y rollos soporte film

Focus

### 3M™ Hookit™ Hoja abrasiva flexible 270J

Consiga acabados más refinados con la hoja manual abrasiva flexible 3M™ Hookit™ 270J. Diseñadas para lijado en seco o en mojado, nuestras hojas disponen de una película posterior muy fina extremadamente flexible que se adapta fácilmente a herramientas y superficies contorneadas.



- Consiga una hoja con una fina película posterior extremadamente flexible para afinar el lijado en seco o en mojado
- Proporciona una mayor "sensación" del estado de la superficie para minimizar el exceso de calentamiento
- Moldeables: Perfectas para el lijado de zonas de difícil acceso, como los compartimentos de las puertas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100010553	PN34337	3M™ Hookit™ Hoja abrasiva flexible 270J, 140 mm x 171 mm, P400, 34337	5	Caja	1	5
7100010566	PN34339	3M™ Hookit™ Hoja abrasiva flexible 270J, 140 mm x 171 mm, P600, 34339	5	Caja	1	5
7100010567	PN34340	3M™ Hookit™ Hoja abrasiva flexible 270J, 140 mm x 171 mm, P800, 34340	5	Caja	1	5
7100010569	PN34341	3M™ Hookit™ Hoja abrasiva flexible 270J, 140 mm x 171 mm, P1000, 34341	5	Caja	1	5
7100010568	PN34342	3M™ Hookit™ Hoja abrasiva flexible 270J, 140 mm x 171 mm, P1200, 34342	5	Caja	1	5
7100010565	PN34343	3M™ Hookit™ Hoja abrasiva flexible 270J, 140 mm x 171 mm, P1500, 34343	5	Caja	1	5

# Tiras y rollos no tejidos

### 3M™ Scotch-Brite™ Durable Flex

El rollo Durable Flex Scotch-Brite™ de material no tejido ofrece contundencia y larga duración. Nuestros rollos flexibles se usan para desbarbado, acabado, homogeneización y limpieza.

- Rollo de material no tejido contundente y duradero
- El soporte reforzado de baja elasticidad ofrece una buena flexibilidad y una excepcional duración del borde
- Se usan para tareas de desbarbado, acabado, homogeneización y limpieza.



#### 3M™ Scotch-Brite™ 7447 PRO

El rollo 7447 PRO Scotch-Brite™ combina fibras flexibles con partículas de óxido de aluminio de grano fino que ofrecen un corte afilado y uniforme. Use nuestro rollo 7447 PRO en lugar de lana de acero, cepillos metálicos, papel de lija y otros productos no tejidos para tareas de limpieza o acabado.

- En comparación con el 7447, cuentan con un revestimiento mineral más denso de corte rápido para conseguir un arañazo uniforme.
- El abrasivo de óxido de aluminio de grano muy fino limpia y acaba de forma eficiente.
- El duradero material no tejido de nailon resiste el desgarro, el embozo y el óxido.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100288556	S7447AVFN10010	3M <sup>™</sup> Scotch-Brite <sup>™</sup> 7447 PRO, AVFN, 100 mm x 10 m	4	Rollo	1	4
7100288455	S7447AVFN12510	3M™ Scotch-Brite™ 7447 PRO, AVFN, 125 mm x 10 m	3	Rollo	1	3

#### 3M™ Scotch-Brite™ 7448 PRO

El rollo 7448 PRO Scotch-Brite™ está formado por duraderas fibras recubiertas con precisión que cortan rápidamente y ofrecen acabados uniformes. Nuestro exclusivo diseño de mineral ultrafino y fibras flexibles y recubiertas es perfecto para tareas como preparar superficies antes de pintar o aplicar imprimación, lijado general y homogeneización a mano.

- Se usa para tareas ligeras de lijado y preparación de superficies a fin de conseguir una mejor adhesión del revestimiento posterior.
- Es ideal para limpiar, lijar, acabar y eliminación leve de pintura en diversos metales y plásticos.
- Cuenta con una mayor densidad de material mineral que el modelo 7448, lo que ofrece un acabado uniforme y una mayor velocidad corte

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100288456	S7448SUFN10010	3M™ Scotch-Brite™ 7448 PRO, SUFN, 100 mm x 10 m	4	Rollo	1	4
7100288457	S7448SUFN12510	3M <sup>™</sup> Scotch-Brite <sup>™</sup> 7448 PRO, SUFN, 125 mm x 10 m	3	Rollo	1	3





#### 3M™ Scotch-Brite™ Clean & Finish CF en Rollo

El rollo Clean & Finish Scotch-Brite™ proporciona un acondicionamiento de superficies uniforme durante toda la vida útil del producto y se puede cortar en cualquier longitud.

- El material en rollo se puede cortar en cualquier longitud
- El pliego adaptable permite llegar hasta áreas de difícil acceso
- Es apto para uso a mano o en máquinas de pulido oscilantes y de doble boina


ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100182479	154926N	3M™ Scotch-Brite™ Rollo CF-RL, 250MM x 10M, A Muy Fino	3	Rollo	1	3
7100182478	107615N	3M™ Scotch-Brite™ Rollo de limpieza y acabado CF-RL, 200 mm x 10 m, A Muy Fino	4	Rollo	1	4

# Tiras y rollos tejidos

Focus

# 3M™ Hoja abrasiva de alto agarre

Las Hojas abrasivas de alto agarre 3M™ están diseñadas para aplicaciones de lijado manual en procesos de preparación y acabado de pinturas.



- Excelente rendimiento abrasivo en lijado en húmedo y en seco
- El material de agarre facilita el uso y elimina la necesidad de utilizar un accesorio.
- Tacto nuevo y único del producto.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100142931	35109	3M <sup>™</sup> Hoja abrasiva de alto agarre, 139 mm x 114 mm, P320, 35109	4	Rollo	1	4
7100142932	35110	3M™ Hoja abrasiva de alto agarre, 139 mm x 114 mm, P400, 35110	4	Rollo	1	4
7100142933	35111	3M <sup>™</sup> Hoja abrasiva de alto agarre, 139 mm x 114 mm, P600, 35111	4	Rollo	1	4
7100142850	35112	3M™ Hoja abrasiva de alto agarre, 139 mm x 114 mm, P800, 35112	4	Rollo	1	4
7100142935	35113	3M™ Hoja abrasiva de alto agarre, 139 mm x 114 mm, P1000, 35113	4	Rollo	1	4
7100142936	35114	3M™ Hoja abrasiva de alto agarre, 139 mm x 114 mm, P1200, 35114	4	Rollo	1	4
7100142957	25115	3M™ Hoja abrasiva de alto agarre, 139 mm x 114 mm, P1500, 35115	4	Rollo	1	4
7100142883	35116	3M™ Hoja abrasiva de alto agarre, 139 mm x 114 mm, P2000, 35116	4	Rollo	1	4

# **Tacos manuales**

### 3M™ Scotch-Brite™ 7447

El pliego de uso general 7447 Scotch-Brite™ combina flexibilidad con una acción de corte eficaz y un control manual preciso. Nuestro pliego usa abrasivos de óxido de aluminio de grano fino que cortan rápido y fino para dejar una superficie acabada suave.

- Obtenga una alternativa superior a la lana de acero, los cepillos de alambre, el papel de lija y otros productos no tejidos para tareas de limpieza o acabado
- Incluye un abrasivo de óxido de aluminio de grano fino para la limpieza, el acabado, el pulido, la eliminación de nudos y la compactación de fibras
- Ideal para el uso en madera, metal, plástico, cerámica, porcelana, vidrio, caucho o composites

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100182554	PN07447	3M <sup>™</sup> Scotch-Brite <sup>™</sup> Pliego 7447, 158 mm x 224 mm, A Muy Fino	60	Unidad	20	60

#### 3M<sup>™</sup> Scotch-Brite<sup>™</sup> 7447 PRO

El pliego 7447 PRO Scotch-Brite™ combina flexibilidad con una acción de corte eficaz y un control manual preciso. Nuestro pliego con partículas abrasivas de óxido de aluminio de grano preciso proporciona un arañazo consistente y uniforme durante toda la vida útil del producto. Úselo para muchos materiales y tareas diferentes.



- Obtenga una alternativa superior a la lana de acero, los cepillos de alambre, el papel de lija y otros productos no tejidos para tareas de limpieza o acabado
- Incluye un abrasivo de óxido de aluminio de grano muy fino para la limpieza, el acabado, el pulido, la eliminación de nudos y la compactación de fibras
- Ideal para el uso en madera, metal, plástico, cerámica, porcelana, vidrio, caucho y composites

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100023339	7447PRO	3M <sup>™</sup> Scotch-Brite <sup>™</sup> Pliego 7447 PRO, 152 mm x 228 mm, A Muy Fino, 7447PRO	60	Unidad	20	60

### Scotch-Brite™ Pliego 7448+

El pliego ultrafino Scotch-Brite™ 7448+ está diseñado para el acondicionamiento de superficies metálicas y para preparación de pintura. A diferencia de la lana de acero fina, nuestros pliegos no se deshilacharán durante el uso, no se oxidan después de su uso ni dejan minúsculas astillas de metal. Son flexibles y duraderos.

- La acción de acabado ultrafino ofrece un mejor rendimiento que la lana de acero
- Eficaz para la limpieza, la homogeneización, la preparación y el acabado en metal, madera, plástico y composites
- Ofrece el mismo rendimiento que la lana de acero de grado 00 y es resistente al deshilachado, la oxidación y las astillas





#### 3M<sup>™</sup> Scotch-Brite<sup>™</sup> 7448 PRO

El pliego Scotch-Brite™ 7448 PRO es duradero y flexible. Está diseñado para durar y acceder fácilmente a los puntos más difíciles. Use nuestro pliego en lugar de la lana de acero para lograr mayor rapidez en el acondicionamiento de las superficies metálicas y la preparación de pintura en comparación con los productos abrasivos no teiidos convencionales.



- Una acción de acabado muy fino supera en rendimiento a la lana de acero para la limpieza, la homogeneización, la preparación y el acabado en metal, madera, plástico y composites
- Ofrece el mismo rendimiento que la lana de acero de grado 00 y es resistente al deshilachado, la oxidación y las astillas
- El pliego Scotch-Brite™ 7448 PRO corta más rápido y produce un acabado más consistente que los productos abrasivos no tejidos convencionales

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100023340	7448PRO	3M™ Scotch-Brite™ Pliego 7448 PRO, 152 mm x 228 mm, S Ultra Fino, 7448 PRO	60	Unidad	20	60

# **Bandas**

Focus

#### 3M™ Cubitron™ II Banda abrasiva 786F

La banda 3M™ Cubitron™ II es una banda abrasiva de calidad superior diseñada para la eliminación de puntos de soldadura y otras aplicaciones de esmerilado o lijado. Esta banda puede utilizarse en varios tipos de máquinas de lijado de banda disponibles en el mercado.



- Consiga un rendimiento duradero
- Mejora la productividad y la eficiencia en el taller
- Consiga una gran velocidad de corte

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100033193	PN33437	3M™ Cubitron™ II Banda abrasiva 786F, 10 mm x 330 mm, 36+, 33437	50	Unidad	10	50
7100033194	PN33439	3M™ Cubitron™ II Banda abrasiva 786F, 10 mm x 330 mm, 60+, 33439	50	Unidad	10	50
7100033195	PN33440	3M™ Cubitron™ II Banda abrasiva 786F, 10 mm x 330 mm, 80+, 33440	50	Unidad	10	50
7100033184	PN33443	$3M^{\rm \tiny M}$ Cubitron $^{\rm \tiny M}$ II Banda abrasiva 786F, 12,7 mm x 457,2 mm, 36+, 33443	50	Unidad	10	50
7100033185	PN33445	$3M^{^{\!\top\!}}$ Cubitron $^{^{\!\top\!}}$ II Banda abrasiva 786F, 12,7 mm x 457,2 mm, 60+, 33445	50	Unidad	10	50
7100033186	PN33446	$3M^{\mbox{\tiny M}}$ Cubitron $^{\mbox{\tiny M}}$ II Banda abrasiva 786F, 12,7 mm x 457,2 mm, 80+, 33446	50	Unidad	10	50
7100035467	PN33449	3M <sup>™</sup> Cubitron <sup>™</sup> II Banda abrasiva 786F, 20 mm x 520 mm, 36+, 33449	50	Unidad	10	50
7100035468	PN33451	3M™ Cubitron™ II Banda abrasiva 786F, 20 mm x 520 mm, 60+, 33451	50	Unidad	10	50
7100035469	PN33452	$3M^{^{\! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! $	50	Unidad	10	50

# Bandas no tejidas

#### 3M™ Scotch-Brite™ Durable Flex

La banda Durable Flex Scotch-Brite™ es la más flexible de nuestra gama de bandas de acondicionamiento de superficies de Scotch-Brite; está diseñada para el trabajo minucioso difícil como el desbarbado, homogeneización y acabado eficaz en varios metales. Un soporte de baja elasticidad y un borde muy duradero ofrecen capacidad de corte contundente.




- Banda resistente de tejido no tejido para el desbarbado, homogeneización y limpieza eficaz
- Resiste los golpes y funciona bien en máquinas de bandas con ruedas de contacto pequeñas
- El soporte de baja elasticidad ofrece capacidad de acondicionamiento agresivo

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100219018	15526	$3M^{\!^{\intercal\!}}$ Scotch-Brite $^{\!^{\intercal\!}}$ Banda Durable Flex de Surface Conditioning DF-BL, 10 mm x 330 m , A CRS	25	Unidad	1	25
7100218947	13928	3M <sup>™</sup> Scotch-Brite <sup>™</sup> Banda Durable Flex de Surface Conditioning DF- BL, 13 mm x 457 mm, A CRS	25	Unidad	1	25

### **Tacos**

### 3M™ Hookit™ Taco manual aspirante Purple+





- Extracción de polvo optimizada
- Entorno laboral más limpio
- Lije aparejos e imprimaciones fácil y eficazmente

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000032188	PN05170	3M <sup>™</sup> Hookit <sup>™</sup> Taco manual aspirante Purple+, 70 mm x 127 mm, 05170	1	Unidad	1	1
7000032189	PN05171	3M <sup>™</sup> Hookit <sup>™</sup> Taco manual aspirante Purple+, 70 mm x 198 mm, 05171	1	Unidad	1	1
7000032190	PN05172	3M™ Hookit™ Taco manual aspirante Purple+, 70 mm x 396 mm, 05172	1	Unidad	1	1
7000032191	PN05173	3M <sup>™</sup> Hookit <sup>™</sup> Taco manual aspirante Purple+, 115 mm x 225 mm, 05173	1	Unidad	1	1

# 3M™ Hookit™ Zapata multiagujeros Purple+

Optimice la extracción del polvo con la zapata multiagujeros 3M™ Hookit™ Purple+. Nuestra gama completa de productos con la zapata multiagujeros 3M™ Hookit™ Purple+ es adecuada para numerosas máquinas en el mercado de postventa de automoción.



- Extracción de polvo optimizada
- Entorno laboral más limpio
- Permite utilizar abrasivos 3M™ en una amplia gama de herramientas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000060242	50774	3M™ Hookit™ Zapata multiagujeros Purple+, 70 mm x 198 mm, 50774	2	Unidad	1	2
7000060249	PN50781	3M <sup>™</sup> Hookit <sup>™</sup> Zapata multiagujeros Purple+, 115 mm x 225 mm, 50781	1	Unidad	1	1

### 3M™ Hookit™ Juego de adaptadores curvos multiagujeros Purple+

Moldee paneles curvos fácil y eficazmente con el juego de adaptadores curvos de multiagujeros 3M™ Hookit™ Purple+. Nuestro juego de adaptadores curvos encaja en tacos manuales planos estándar para simplificar el moldeado de paneles curvos.



- Gama de adaptadores con optimización de la extracción del polvo
- Moldee paneles curvos fácil y eficazmente
- Consiga un entorno de trabajo más limpio

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000032209	PN50728	$3M^{\mbox{\tiny M}}$ Hookit $\mbox{\tiny M}$ Juego de adaptadores curvos multiagujeros Purple+, 70 x 127 mm, 50728	1	Unidad	1	1
7000032210	PN50729	3M <sup>™</sup> Hookit <sup>™</sup> Juego de adaptadores curvos multiagujeros Purple+, 70 x 198 mm, 50729	1	Unidad	1	1

#### Focus

### 3M™ Hookit™ Taco de lijado manual aspirante flexible

Estos tacos de lijado 3M™ Hookit™ combinan la flexibilidad y ligereza de los tacos de espuma tradicionales con la potencia de extracción de polvo y el control de los tacos de lijado sin polvo. Los tacos se flexionan para ayudar a restaurar fácilmente los contornos y las líneas del cuerpo, al mismo tiempo que sirven como base firme para los abrasivos. Presenta el sistema de fijación 3M™ Hookit™. Incluyen un regulador de vacío que permite al usuario ajustar la succión para controlar los tacos más fácilmente al lijar.



- Taco de lijado ligero con una base firme pero flexible que ayuda a restaurar fácilmente contornos y líneas de cuerpo
- Cuando se utiliza con un sistema de aspiración y abrasivos compatibles, este 3M™ Hookit™ Taco de lijado flexible con extracción de polvo ayuda a capturar el polvo que puede aumentar la vida útil del abrasivo y ayuda a reducir el polvo en el entorno del taller.
- El sistema de enganche 3M™ Hookit™ permite cambiar de abrasivo fácilmente.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100260505	35825	3M™ Hookit™ Taco de lijado manual aspirante flexible, 133 mm x 67 mm, 35825	24	Unidad	1	24
7100256500	35826	3M™ Hookit™ Taco de lijado manual aspirante flexible, 178 mm x 67 mm, 35826	24	Unidad	1	24
7100256624	35828	3M™ Hookit™ Taco de lijado manual aspirante flexible, 406 mm x 67 mm. 35828	8	Unidad	1	8

### 3M™ Hookit™ Kit tacos de lijado manuales

Utilice el taco de lijado 3M™ Hookit™ para alcanzar resultados de lijado más uniformes y consistentes. El uso de tacos de lijado junto con abrasivos Hookit™ es idóneo para el lijado de aparejos, imprimaciones y otros sustratos.



- Los tacos de lijado proporcionan resultados de lijado más uniformes
- Simplifica el lijado de zonas de difícil acceso
- Aumenta la eficiencia del lijado manual

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000045510	PN05684	3M™ Hookit™ Kit tacos de lijado manuales, 05684	6	Unidad	1	6

#### 3M™ Hookit™ Taco manual

Consiga mejores resultados en el lijado manual con el taco manual 3M™ Hookit™, nuestro taco de lijado ergonómico que se adapta cómodamente a la mano para reducir la fatiga. El taco permite una aplicación más homogénea y consistente de la presión, lo cual logra resultados más uniformes.



- Consiga resultados de lijado más uniformes
- Logre superficies verdaderamente planas con facilidad
- Aumente la eficiencia del lijado manual

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000038368	PN05742	3M <sup>™</sup> Hookit <sup>™</sup> Taco manual, 70 mm x 125 mm, suave, 05742	5	Unidad	1	5



### 3M™ Taco para hoja abrasiva de alto agarre

El taco 3M™ para hoja abrasiva de alto agarre está diseñado específicamente para su uso con nuestras 3M™ Hojas para hoja abrasiva de alto agarre. Este taco de lijado es excelente para añadir una sujeción adaptable al lijado manual. Su espesor de 2 cm facilita el lijado suave en espacios estrechos y de difícil acceso. El taco y la hoja de lijado de alto agarre se pueden usar para lijar en húmedo o en seco.



- El taco de 6,8 cm x 11 cm está diseñado para el lijado a mano con la hoja abrasiva de alto agarre de 3M™
  cuando se necesita una sujeción adicional
- El espesor de 2 cm es excelente para la estabilidad en puntos de difícil acceso, como ranuras y canales
- Puede utilizarse para lijado en húmedo o en seco

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100158721	35123	3M™ Taco para hoja abrasiva de alto agarre, 68 mm x 111 mm x 20 mm, 35123	10	Unidad	1	10

# 3M™ Hookit™ Garlopa rígida para embarcaciones

Consiga un carenado, lijado y acabado de embarcaciones más fácil y eficiente con la garlopa para embarcaciones 3M™ Hookit™. Nuestra garlopa ligera tiene un diseño en dos niveles que permite un agarre y uso seguro sin esfuerzo. Funciona con nuestras hojas abrasivas Hookit™ para ahorrar tiempo y dinero en el lijado de superficies de embarcaciones.

- El diseño ligero en dos niveles permite que la garlopa se maneje fácilmente
- El asa elevada proporciona más control y comodidad
- Tamaño de 12 × 76 cm y diseño equilibrado idóneo para carenado, lijado y acabado

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000045684	83497	3M™ Hookit™ Garlopa rígida para embarcaciones, 114 mm x 760 mm, rígida, 83497	1	Unidad	1	1

### 3M™ Hookit™ Garlopa flexible para embarcaciones

Consiga la garlopa flexible para embarcaciones 3M™ Hookit™ para utilizar una herramienta ligera pero robusta en el carenado y lijado fino de embarcaciones. Nuestra garlopa para embarcaciones tiene una cara flexible que se adapta suavemente a superficies cóncavas, convexas y curvas.

- El diseño ligero con dos asas proporciona un manejo fácil y seguro
- La cara flexible se mueve sin esfuerzo en superficies irregulares
- El tamaño de 12 × 76 cm es idóneo para carenado, lijado y acabado

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000045685	83978	3M™ Hookit™ Garlopa flexible para embarcaciones, 114 mm x 760 mm, 83978	1	Unidad	1	1

# Platos y accesorios

### 3M™ Kit de plato para discos abrasivos multiagujeros

Nuestro kit de plato para discos de lijado multiagujuros Hookit™ tiene una esponja resistente con métricas 5/16-24 y cinco adaptadores para su instalación en diversas herramientas. El plato para discos también tiene el patrón de nuestros discos multiagujeros para lograr una superior extracción del polvo.

- El plato para discos Hookit™ permite cambiar los discos de lijado fácilmente y maximizar su vida útil
- Cinco adaptadores desde 1/4-20 INT × 5/16-24 EXT a 5/16-24 EXT × 6mm-1,0 EXT
- El diseño con espuma rígida permite una lijado uniforme

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000045008	PN20427	3M™ Kit de plato para discos abrasivos multiagujeros, 76,2 mm x 12,7 mm, rosca 5/16, 6 agujeros, 20427	5	Kit	1	5

### 3M™ Hookit™ Plato de soporte

Consiga una óptima extracción del polvo con los platos 3M™ Hookit™. Nuestra espuma de alta densidad, centro rígido plano y borde suave proporciona mayor flexibilidad en los bordes gracias a la configuración de orificios en el centro. Además, la canalización directa del flujo permite una mejor extracción de polvo.

- Iguale el flujo de aire con diversos tamaños de orificios para conseguir la mejor extracción
- Consiga una extraordinaria extracción con el patrón de orificios en espiral
- Elija entre firmeza suave o estándar





### 3M™ Hookit™ Plato de soporte multiagujeros

La almohadilla de apoyo de multiagujeros3M™ Hookit™ son almohadillas de apoyo abrasivas para discos abrasivos de multiagujeros3M™.

- Extracción de polvo optimizada
- Entorno laboral más limpio
- Superficie rígida y bordes suaves



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100037008	PN51125	3M™ Hookit™ Plato de soporte multiagujeros, 150 mm, M8, blando, 51125	5	Unidad	1	5
7100037007	PN51123	3M™ Hookit™ Plato de soporte multiagujeros, 150 mm, M8, rosca, 51123	5	Unidad	1	5
7000060210	PN50539	3M™ Hookit™ Plato de soporte multiagujeros, 150 mm, rosca 8 mm (5/16 in), 50539	5	Unidad	1	5
7100010603	PN51124	3M™ Hookit™ Plato de soporte multiagujeros, 150 mm, rosca 8 mm (5/16 in), blando, 51124	5	Unidad	1	5
7000032173	PN50540	3M™ Hookit™ Plato de soporte multiagujeros, 150 mm, rosca 8 mm (5/16 in), estándar, 50540	5	Unidad	1	5
7100010600	PN51122	3M™ Hookit™ Plato de soporte multiagujeros, 150 mm, rosca 8 mm (5/16 in), estándar, 51122	5	Unidad	1	5

#### 3M™ Trizact™ Hookit™ Almohadilla manual para abrasivo

Utilice la almohadilla manual para abrasivo 3M™ Trizact™ Hookit™ cómodamente gracias a una banda ancha para introducir la mano y sujetar la almohadilla. Nuestra almohadilla manual para abrasivo está fabricada en gomaespuma blanda para mejorar la conformabilidad y distribuir la presión de los dedos.



- Diseñada para discos 3M™ Hookit™
- La banda sujeta la almohadilla en la mano
- La gomaespuma blanda distribuye la presión de lijado

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000084116	PN05792	3M™ Trizact™ Hookit™ Almohadilla manual para abrasivo, 150 mm, semicircular, 05792	20	Unidad	1	20
7000034317	PN05791	3M™ Trizact™ Hookit™ Almohadilla manual para abrasivo, 150 mm, 05791	20	Unidad	1	20

### 3M™ Hookit™ Plato de soporte de perfil bajo

Los platos de perfil bajo 3M™ Hookit™ están diseñados específicamente para usarse con discos Hookit™ de 150 mm. Nuestro plato dispone de un perfil bajo para mejorar el nivelado y acelerar la eliminación en lijados planos.



- El diseño de perfil bajo proporciona un mejor nivelo y acelera la eliminación en lijados planos
- Fabricado en espuma de densidad media
- Dispone de un borde romo para mejorar la durabilidad

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100058086	PN28729	3M™ Hookit™ Plato de soporte de perfil bajo, rojo, 150 mm x 9,5 mm x 15,6 mm, , 5/16-24 in, 28729	10	Unidad	1	10

# 3M™ Hookit™ Almohadilla de lijado suave

Maximice la amortiguación y la moldeabilidad durante el proceso de lijado de automóviles gracias a la almohadilla de lijado 3M™ Hookit™. Use nuestras almohadillas entre los discos Hookit™ y los platos Hookit™ para agilizar los cambios.



- Al estar fabricada con espuma blanda, se ajusta a los contornos para conseguir un mejor acabado
- Sirve de soporte para el plato del disco con el fin de mejorar el corte de abrasión y lograr acercarse más a los bordes durante el lijado
- Se coloca sin esfuerzo entre los discos Hookit™ y los platos Hookit™ para agilizar los cambios

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000000490	PN05771	3M™ Hookit™ Almohadilla de lijado suave, 75 mm, 6 agujeros, 05771	10	Bolsa	1	10
7000032538	PN51126	3M™ Hookit™ Almohadilla de lijado suave, 150 mm x 5 mm, multiagujeros, 51126	10	Unidad	1	10
7000060213	PN50547	3M <sup>™</sup> Hookit <sup>™</sup> Almohadilla de lijado suave, 150 mm x 10 mm, multiagujeros, 50547	10	Unidad	1	10
7000032539	PN51127	3M™ Hookit™ Almohadilla de lijado suave, 150 mm x 10 mm, multiagujeros, 51127	10	Unidad	1	10
7000032161	PN50545	3M <sup>™</sup> Hookit <sup>™</sup> Almohadilla de lijado suave, 150 mm x 5 mm, multiagujeros, 50545	10	Unidad	1	10
7000032160	PN50544	3M™ Hookit™ Almohadilla de lijado suave, 150 mm x 10 mm, multiagujeros, 50544	10	Unidad	1	10
7000038372	PN05774	3M™ Hookit™ Almohadilla de lijado suave, 150 mm, 7 agujeros, 05774	10	Unidad	1	10
7000032126	PN50397	3M™ Hookit™ Almohadilla de lijado suave, 150 mm x 5 mm, 15 agujeros, 50397	10	Unidad	1	10
7000032124	PN50396	3M™ Hookit™ Almohadilla de lijado suave, 150 mm x 10 mm, 15 agujeros, 50396	10	Unidad	1	10
7000060214	PN50548	3M™ Hookit™ Almohadilla de lijado suave, amarilla, 5 mm, multiagujeros, 50548	10	Unidad	1	10

# 3M™ Roloc™ Soporte para discos de cerdas

El soporte para discos de cerdas 3M™ Roloc™ sirve para sujetar los exclusivos discos de cerdas 3M™ Roloc™. Se encuentra disponible en los tamaños de 50 mm y 75 mm con un eje de 6,4 mm.



- Maximización del rendimiento de los discos de cerdas
- Soporte de plástico duradero





### 3M™ Plato Soporte para disco de fibra

El soporte para discos de fibra 3M™ es resistente y se ha diseñado para respaldar a nuestros discos de fibra en amoladoras de ángulo recto. Nuestros soportes de goma dura funcionan bien con diferentes placas frontales de 3M. Maximizan los discos abrasivos, reduciendo las vibraciones y los golpes. Fíjelos de forma segura a las amoladoras con una tuerca de sujeción\*.



- Aloja discos de fibra de 5" de diámetro x orificio central de 7/8" 3M™.
- La construcción de goma dura actúa con el soporte del disco de fibra para lograr un apoyo consistente.
- Reduce las vibraciones para aumentar la comodidad del operario

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100242134	xxx	3M™ Plato Soporte para disco de fibra, 150 mm, 64829	15	Unidad	1	15

#### 3M™ Plato soporte acanalado de alto rendimiento

Emplee el plato-soporte acanalado 3M™ con los discos 3M™ Cubitron™ II el 3M™ Cubitron™ III para mejorar el corte del disco y la vida útil. Nuestro plato-soporte incluye un patrón acanalado exclusivo y resistente a temperaturas superiores a 100 °C. Ayuda a mejorar la eficacia y a reducir costes.



- Patrón acanalado exclusivo
- Resistente a temperaturas superiores a 100 °C.
- Se emplea para mejorar el índice de corte y la vida útil de los discos 3M™ Cubitron™ II.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000032409	64860	3M <sup>™</sup> Plato HP estriado, 115 mm, Rojo, 64860	10	Unidad	1	10
7000032410	64861	3M™ Plato HP estriado, 125 mm, Rojo, 64861	10	Unidad	1	10
7000032411	64862	3M™ Plato soporte acanalado de alto rendimiento, 180 mm, Rojo	15	Unidad	1	15

# Sistemas de extracción de polvo

### 3M™ Manguera para tacos multiagujeros

Extraiga el polvo y suciedad con el tubo para tacos de multiagujeros 3M™. Nuestro tubo para tacos duradero y flexible dirige el polvo y la suciedad resultantes del lijado y otros trabajos con tacos hacia los sistemas de extracción del polvo.




- Extraiga el polvo y suciedad resultantes del lijado y otros trabajos con tacos
- Consiga flexibilidad y durabilidad con un tubo de 6 metros
- Se conecta al taco manual de multiagujeros 3M™ Hookit™ Purple+ y otros sistemas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000032192	PN05174	3M™ Manguera para tacos multiagujeros, 6 m, 05174	1	Unidad	1	1

### 3M™ Soporte de organización de abrasivos

El 3M™ Soporte de organización de abrasivos es resistente y ligero, diseñado para dispensar, cargar y organizar rollos de discos de varios tamaños, así como rollos de hojas. Este soporte de acero se puede acoplar a un banco de trabajo, una estación de trabajo o carros similares de extracción de polvo compatibles. Si no está montado, el mango permite a los técnicos llevar los abrasivos directamente al lugar de reparación.



- El 3M™ Soporte de organización de abrasivos es resistente y ligero, diseñado para dispensar, cargar y organizar fácilmente rollos de discos de 150 mm, 125 mm y 75 mm, así como rollos de hojas, lo que permite un fácil uso de múltiples granos abrasivos.
- Se acopla a centros de trabajo o carros similares de extracción de polvo compatibles.
- El soporte también se puede utilizar para llevar una serie de tamaños de abrasivos directamente al lugar de reparación.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100249317	31706	3M <sup>™</sup> Soporte de organización de abrasivos, 56 cm x 37 cm x 43 cm, 31706	2	Unidad	1	2





3M ofrece diferentes herramientas, platos y accesorios de alta calidad que optimizan el rendimiento del lijado y maximizan su productividad. Ya sea que necesite una lijadora, una amoladora, una pulidora y/o una lijadora de banda para sus trabajos, 3M tiene las herramientas, los accesorios y el servicio que necesita.

# Herramientas

# **Pulidora**

Focus

#### 3M™ Perfect-It™ Pulidora rotorbital

Olvídese de las marcas circulares, los hologramas y el excesivo desgaste por sobrecalentamiento con la pulidora rotorbital y el sistema de acabado 3M™; consiga un acabado muy brillante y uniforme en una gran variedad de pinturas y lacados.

Su movimiento circular y oscilante, combinado con nuestros pulimentos y boinas, elimina las temidas marcas circulares que suelen darse con las herramientas orbitales tradicionales.

- EL REPINTADO, REDEFINIDO: El movimiento circular y oscilante de la pulidora rotorbital 3M™ Perfect-lt™, junto con nuestros pulimentos y boinas combinados, elimina las temidas marcas circulares que suelen darse con las herramientas orbitales tradicionales.
- MÁXIMO CONTROL: El control de velocidad variable de la herramienta y el gatillo de velocidad progresiva le permitirán ajustar la potencia según el tipo de tarea.
- UN SISTEMA DISEÑADO PARA USAR COMBINADO: Parte del sistema de acabado de pintura rotorbital 3M™ Perfect-It™, que incluye boinas, líquidos y herramientas diseñados para ofrecer acabados de gran



3M™ Perfect-It™ Pulidora rotorbital, 21 mm, 230 V, 50 Hz, enchufe tipo

### **Amoladoras**

7100263992

#### 3M™ Amoladora de corte

34103E

La Amoladora de Corte de 3M™ está diseñada para cortar de forma rápida y suave aluminio, acero de elevada resistencia y otros sustratos duros durante la reparación de automóviles. Cuenta con un motor de 0,7 caballos de vapor (CV) en una robusta carcasa de composite que hace que la herramienta sea muy ligera (menos de 1 kg) y maniobrable. Está diseñada para optimizar el rendimiento de los Discos de Corte 3M™ Cubitron™ II.



Unidad

- Esta herramienta potente y ligera está diseñada para su uso en aplicaciones de talleres de carrocerías
- El motor de 0,7 CV ofrece potencia para cortar metales, incluido el acero de elevada resistencia
- Herramienta ligera: pesa menos de 1 kg

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100110997	PN33579	3M™ Amoladora de corte, 75 mm, 33579	1	Unidad	1	1

# Herramientas

### 3M™ Amoladora Angular Eléctrica

La amoladora angular eléctrica 3M™ está diseñada para el uso con abrasivos y accesorios 3M creando un sistema completo que permite lograr un acabado más profesional en menos tiempo de trabajo. Nuestra amoladora angular eléctrica tiene un potente motor de 1900 vatios y un mango ergonómico para reducir las vibraciones y mejorar la comodidad del operario.



- DESBASTE DE ALTA POTENCIA: Par elevado y alta velocidad de rotación en una herramienta ligera, potente y versátil
- DISEÑADA PARA LA COMODIDAD DEL OPERARIO: El diseño ergonómico cuenta con un mango de baja vibración y control de velocidad para diferentes tipos de trabajo
- MAXIMICE LA PRODUCTIVIDAD PARA MINIMIZAR EL TIEMPO DE PROCESAMIENTO: Diseñada para su uso con accesorios y abrasivos 3M

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100249667	AB14281	3M™ Amoladora Eléctrica, 115 mm, 1900 W, Velocidad Variable, 14281	1	Unidad	1	1
7100249668	AB14291	3M™ Amoladora Eléctrica, 125 mm, 1900 W, Velocidad Variable, 14291	1	Unidad	1	1

# Lijadoras de bandas abrasivas

### 3M<sup>™</sup> Lijadora para bandas

La lijadora de banda 3M™ para reparaciones de carrocería ofrece la tecnología y versatilidad de las lijadoras de banda para trabajos con metal en un tamaño ideal para reparar automóviles. Esta herramienta de perfil angosto es excelente para cortar en áreas estrechas, cortar, afilar y alisar puntos de soldadura, así como para combinar y realizar acabados. Esta lijadora de banda está diseñada para usarse con abrasivos Cubitron™ II 3M™.



- Esta lijadora de banda ligera es ideal para cortes y acabados en trabajos de reparación de carrocería
- El potente motor de 495 W es excelente para reparar automóviles
- Su peso ligero permite una gran maniobrabilidad y una menor fatiga del operario

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100110995	PN33573	3M™ Lijadora para bandas, 330 mm, 33573	1	Unidad	1	1
7100110952	PN33575	3M™ Lijadora para bandas, 457 mm, 33575	1	Unidad	1	1

### 3M™ Amoladora acodada para reparación de carrocerías

La Amoladora acodada 3M™ para reparación de carrocerías se ha diseñado específicamente para llevar a cabo procesos de rectificado y preparación de superficies en la reparación de automóviles, y resulta perfecta para el decapado de pintura y la limpieza de soldaduras.



- Herramienta ligera y bien equilibrada
- Potente motor de 336 W (0,45 CV) de hasta 18 000 RPM
- Gatillo de control de velocidad variable

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100110951	PN33577	3M™ Amoladora acodada para reparación de carrocerías, 50 mm y 75 mm, 33577	1	Unidad	1	1

# Herramientas

# **Accesorios**

# 3M™ Ensamblaje brazo de contacto para lijadora para bandas



El conjunto de brazo de contacto para lijadora de minibandas 3M™ le permite mantener de un modo eficaz sus capacidades de lijado y rectificado sin necesidad de comprar otras lijadoras. Cada conjunto de brazo de contacto se ofrece listo para instalarse en su lijadora de minibandas 3M™ (PN 33573 y 33575).

- Montado y listo para utilizarse
- Incluye ruedas de contacto de caucho
- Pieza de repuesto para la 3M™ Lijadora de bandas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100132680	PN33585	3M™ Ensamblaje brazo de contacto para lijadora para bandas, 330 mm x 10 mm, 33585	10	Unidad	1	10
7100132820	PN33586	3M™ Ensamblaje brazo de contacto para lijadora para bandas, 330 mm x 13 mm, 33586	10	Unidad	1	10
7100132681	PN33588	3M <sup>™</sup> Ensamblaje brazo de contacto para lijadora para bandas, 457 mm x 13 mm, 33588	10	Unidad	1	10

### 3M™ Repuesto rueda de contacto para lijadoras para bandas

El repuesto de rueda de contacto para lijadoras de minibandas 3M™ incluye todo lo que necesita para sustituir fácilmente la rueda de contacto de su lijadora de minibandas 3M™ y hacer que siga funcionando al máximo rendimiento.



- Diseñados específicamente para las lijadoras de minibandas 3M™ (PN 33573 y 33575) y las bandas abrasivas 3M™ Cubitron™ II
- Sustituya únicamente la rueda de contacto, no el conjunto del brazo de contacto completo
- ullet La rueda de contacto de caucho es flexible para prolongar la vida útil de la banda abrasiva

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100132678	PN33583	3M™ Repuesto rueda de contacto para lijadoras para bandas, 10 mm, 33583	10	Kit	1	10
7100168976	33582	3M™ Repuesto rueda de contacto para lijadoras para bandas, ultra resistente, 13 mm, 33582	10	Kit	1	10



# **CUBITR** NI

# Proceso de sustitución de paneles de acero de 3M

#### **SEGURIDAD PERSONAL**

Mascarilla de partículas de confort P2



Protección auditiva





Protección facial
 Ropa de trabajo reutilizable
 Guantes de seguridad







ldentifique el lugar de corte recomendado por el fabricante del automóvil y señale o marque el vehículo y el panel de reemplazo con cinta adhesiva

► Recorte el área de reparación utilizando el disco de corte habitual







Limpie y aplique imprimación de soldadura a todas las áreas que requieran métodos de soldadura para protección contra la corrosión











► Utilice una banda Scotch-Brite™ para quitar recubrimientos y selladores de juntas en áreas de difícil acceso y a lo largo de los rebordes de soldadura por puntos para exponer las ubicaciones de soldaduras por puntos











► Lije la soldadura por puntos para eliminar la soldadura del panel superior. Tenga en cuenta el grosor del panel superior

► Tenga cuidado de desbastar únicamente el panel exterior y limite el lijado del panel interior

Separe el panel exterior del panel receptor después del corte previo adicional







Identifique la línea de corte final en el área superpuesta de los paneles precortados, receptor y de sustitución

Recorte el área de reparación utilizando el disco de corte habitual










► Limpie y prepare los bordes de unión restantes en el panel de sustitución con una banda o un disco Scotch-Brite™ donde sea necesario

► Tenga cuidado con limitar la cantidad de lijado realizado en áreas adyacentes, en relación al espesor del sustrato















Aplique adhesivo al area de los bordes de unión del panel receptor y del panel de sustitución según lo recomendado por el fabricante del automóvil, cubriendo todas las áreas de metal expuesto

Aplique un cordón adicional de adhesivo en el área de los bordes de unión para garantizar el grosor adecuado de la línea de unión.

Nota: Antes de la primera aplicación, se debe calibrar un nuevo cartucho como se recomienda para permitir la igualación inicial. A partir de ese momento, se puede usar todo el material restante

Uso del método de soldadura recomendado por el fabricante del automóvil en las diferentes áreas de las líneas de la





 $\infty$ 





Utilice grano mayor de 80 para igualar los puntos de soldadura WPS y las uniones de soldadura MIG

▶ Lijado fino del sitio de soldadura en preparación para operaciones posteriores

▶ Tenga cuidado con limitar la cantidad de lijado realizado en áreas adyacentes, en relación al espesor del sustrato











3M ofrece una amplia gama de adhesivos, selladores y revestimientos, que garantizan la calidad y la confiabilidad de sus reparaciones, para todas las aplicaciones de reparación de automóviles, como la reparación de plásticos, la unión de paneles y estructuras, la protección contra la corrosión y la gravilla, el pegado de parabrisas, etc. También ofrecemos una amplia gama de selladores de poliuretano, para recrear las juntas originales del fabricante, y masillas de poliéster, de acabado, acrílicas, etc., para lograr reparaciones lisas, permanentes y absolutamente uniformes en una gran cantidad de sustratos.



# 3M Proceso de unión de paneles

#### **SEGURIDAD PERSONAL**

Mascarilla de partículas de confort P2



Protección auditiva





Protección facial
 Ropa de trabajo reutilizable
 Guantes de seguridad








Retire el material restante y contaminantes del panel receptor Prepare los bordes de unión que queden en el panel principal con una banda o un disco Scotch-Brite™









▶ Desengrase el área de los bordes de unión del panel receptor











► Elimine la capa de Ecoat del área de los bordes de unión del panel de sustitución, usando una banda Scotch-Brite™













► Desengrase el área de los bordes de unión del panel de sustitución







Aplique imprimación de soldadura a todas las áreas del panel receptor y del panel de sustitución que requieran soldadura, excepto en las áreas de unión



► Tiempo de secado: 10 - 20 minutos





00



▶ Inserta el cartucho en una pistola adecuada.

Antes de enroscar la boquilla mezcladora en el cartucho, dispensa un poco de masilla hasta que ambos componentes se extruyan por igual

Coloque la boquilla de mezcla y deseche los primeros 2-4 cm de material extruido, para eliminar cualquier material mezclado incorrectamente

Nota: El paso anterior solo es necesario cuando se utiliza un cartucho nuevo.









Aplique adhesivo a las áreas de los bordes de unión del panel receptor y del panel de sustitución, cubriendo todas las áreas de metal desnudo

Aplique un cordón adicional de adhesivo en el área de los bordes de unión para garantizar un espesor adecuado de la unión y que se rellenen todos los huecos



Instale el panel de sustitución en el panel receptor sujetándolo en su lugar

Aplique las soldaduras necesarias en las uniones verticales traseras, en las uniones cosméticas o en cualquier otro lugar donde lo recomienden las instrucciones de uso el fabricante del automóvil

Nota: Siga los tiempos de sujeción de adhesivo recomendados: aprox. después de 4 h a 23 °C de temperatura ambiente



Retire el exceso de adhesivo del área de reparación antes del curado para sellar la reparación

Nota: Lijar para eliminar el exceso de adhesivo puede exponer el metal desnudo, causando corrosión





# Los héroes ocultos de la reparación de carrocería.



Referencia rápida: Áreas donde puede usarse el adhesivo estructural resistente a impactos de 3M™.

- Panel del techo
- Larguero delantero inferior/superior
- 3 Lateral de la carrocería
- Pilar B/Lateral único
- 5 Umbral de la puerta
- Cuerpo único trasero/Paso de rueda

Consulte los procedimientos de reparación del fabricante.



Referencia rápida: Áreas donde puede usarse el adhesivo de paneles de 3M™.

- Panel del techo 2 Panel de la puerta 3 Umbral de la puerta
- Panel trasero/Caja de camión/ Lateral de furgoneta

# Adhesivos estructurales

Focus

#### 3M<sup>™</sup> Adhesivo estructural resistente a impactos

3M™ El adhesivo estructural resistente a impactos (IRSA) está formulado para crear uniones estructurales fiables que cumplan con las especificaciones de fabricantes del sector de automoción; es ideal para absorber colisiones en estructuras de acero y aleaciones de aluminio ligeras avanzadas. Este adhesivo epoxi bicomponente permite trabajar durante periodos prolongados, de hasta 1 hora, y se puede curar rápidamente con calor. El adhesivo cambia de plateado a violeta a medida que cura.



- Está formulado específicamente para absorber colisiones en uniones estructurales especificadas por fabricantes
- Este epoxi bicomponente une acero y aluminio en vehículos, y es ideal para estructuras ligeras
- Se puede soldar sobre él o unirlo con remaches inmediatamente después de aplicarlo

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100273723	PN07333	3M <sup>™</sup> Adhesivo estructural resistente a impactos, 200 ml, 07333	6	Unidad	1	6

Focus

#### 3M<sup>™</sup> Adhesivo para pegado de paneles

El adhesivo para paneles 3M™ es un epoxi de dos componentes para unir acero, aluminio, SMC y FRP (fibra de vidrio tradicional). El uso principal es reemplazar aletas, techos, paneles laterales de cajas de carga, furgonetas y vehículos utilitarios, y paneles exteriores de puertas.



- Un adhesivo de epoxi de dos componentes de alto rendimiento
- Una diversos componentes no estructurales de acero, aluminio, SMC y FRP (fibra de vidrio tradicional).
   También se utiliza para reforzar componentes estructurales soldados o remachados
- Puede atravesarse con puntos de soldadura o usarse junto con uniones de remache

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100016211	58115	3M™ Adhesivo para pegado de paneles, 200 ml, 08115	4	Unidad	1	4
7100137215	PN08115	3M <sup>™</sup> Adhesivo para pegado de paneles, 200 ml, 08115	6	Unidad	1	6

### 3M™ Adhesivo estructural

Una metal, vidrio y plástico con el adhesivo estructural 3M™. Nuestro adhesivo estructural puede utilizarse para reparar piezas de la carrocería flexibles, de fibra de vidrio o embellecedoras. Se trata de un adhesivo gris de uso general de dos componentes que se extiende suavemente y se seca con rapidez.



- Una metal, vidrio y plástico con nuestro adhesivo estructural de secado rápido.
- Se utiliza para reparar piezas de la carrocería flexibles, de fibra de vidrio y embellecedoras
- La eficiente boquilla de mezclado proporciona un flujo controlado sin burbujas de aire

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100271764	8122	3M™ Adhesivo estructural, 2:1, 50 ml, 08122	12	Unidad	1	12

### 3M™ Adhesivo estructural para plástico

Una plástico, fibra de vidrio, cerámica, metal y la mayoría de los sustratos con adhesivo de plástico estructural 3M™. Este adhesivo es un producto de uretano negro bicomponente que se proporciona en un cartucho de dos componentes.



- Para reparación de partes posteriores y traseras de piezas de plástico
- Aplicación sencilla de cartuchos
- Para un refuerzo más sólido, utilice la cinta de refuerzo para plástico

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100222832	55047	3M™ Adhesivo estructural para plástico, 200 ml, 55047	6	Unidad	1	6

# **Adhesivos flexibles**

#### 3M™ Adhesivo universal

Los adhesivos en aerosol se utilizan para adherir embellecedores internos ligeros, como tapicerías y plásticos.



- La boquilla antiobstrucciones del aerosol se ajusta para proporcionar un patrón de pulverizado estrecho o amplio
- Secado rápido
- Cubra zonas amplias rápidamente en comparación con la aplicación manual

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100139848	PN08080	3M™ Adhesivo universal, 500 ml, 08080	12	Bote	1	12

#### 3M<sup>™</sup> Adhesivo para embellecedores

El adhesivo para embellecedores 3M™ une firmemente vinilo, revestimientos pesados e insonorizadores del capó cuando se requiera una gran solidez y resistencia al calor. El aerosol de pulverización sencilla se aplica cómodamente.



- El adhesivo pulverizable une telas pesadas y vinilo
- Se recomienda en aplicaciones en las que se requiera una gran adhesión
- Adhesivo de contacto de alto rendimiento

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100142662	8090	3M™ Adhesiyo para embellecedores, 500 ml, 08090	12	Bote	1	12

# **Selladores**

#### 3M™ Sellador de uso general MS

El sellador preformado 3M™ MS es un sellador de uso general de curación en mojado con base de polímero MS de un componente en cartucho.

- Puede pintarse por encima inmediatamente con pinturas base agua
- Debe pintarse antes de que transcurran dos horas o frotarse suavemente con un estropajo Scotch-Brite™ gris
- Sin isocianatos



### 3M™ Sellador poliuretano multiuso

Mejore su proceso de reparación con el sellador poliuretano multiuso 3M™. Nuestro sellador permite pintar en mojado sobre mojado para acelerar los tiempos de sellado. Puede pulverizarse, extruirse o cepillarse.


- Consiga diversos acabados
- Puede pulverizarse, extruirse o cepillarse
- Flexible como un revestimiento antigravilla

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000077339	50740	3M™ Sellador poliuretano multiuso, beis, 310 ml, 50740	9	Unidad	1	9

### 3M™ Sellador poliuretano de uso general

Los selladores de poliuretano 3M™ son productos de poliuretano 1K que se curan en mojado diseñados para aplicaciones de sellado de juntas de carrocerías.

- Adhesión extraordinaria
- Se puede pintar con los sistemas habituales
- Ni encoge ni gotea





#### 3M™ Sellador a brocha

Un sellador multiuso de secado rápido que se aplica fácilmente con un cepillo. El producto no escurre ni gotea después de la aplicación.

- Diseñado para sellar juntas superpuestas en la chapa que se hayan soldado, remachado o unido con pernos
- Puede pintarse una vez seco. Conserva la flexibilidad y resiste a aceites, combustibles y otros líquidos de automoción.
- Se seca rápidamente

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000079947	PN08537	3M™ Sellador a brocha, gris, 1 kg, 08537	6	Bote	1	6

# 3M™ Sellador pulverizable MS

El sellador pulverizable 3M™ MS es un sellador pulverizable con alto contenido sólido, curación en mojado MS de un solo componente en cartucho.

- Puede pintarse inmediatamente
- Se cura para proporcionar una superficie dura pero flexible
- También se puede extrudir y cepillar





#### Aplicadores para adhesivos y masillas

#### 3M™ Brocha de aplicación de sellador

Consiga una aplicación extraordinaria con los cepillos para adhesivos 3M™ cuando se usan con adhesivos o selladores cepillables.

- El cepillo resiste a gasolina, aceite y agua
- Idóneo para la aplicación de selladores cepillables
- Se utiliza para replicar acabados del fabricante



## 3M™ Pistola manual para cartuchos dos componentes

Utilice nuestras cómodas pistolas manuales 3M™ para cartuchos bicomponentes, para mezclar de forma precisa los componentes hasta alcanzar la consistencia correcta y aplicar el material directamente a la pieza de trabajo.



- Una pistola aplicadora de dos componentes de alto rendimiento
- Dispensa cartuchos de dos paquetes de 200 ml con proporción 1:1 y 2:1
- Se utiliza para lograr un dispensado equilibrado del producto

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000110581	PN08190	$3M^{\rm \tiny M}$ Pistola manual para cartuchos dos componentes, 2:1 para 08122, 08190	1	Unidad	1	1
7100248699	08117	3M™ Pistola manual para cartuchos dos componentes, 08117	1	Unidad	1	1
7000042708	PN08571	$3M^{\mbox{\tiny M}}$ Pistola manual para cartuchos dos componentes, para cartuchos 200 ml, 08571	1	Unidad	1	1

#### 3M™ Pistola manual para cartuchos y bolsas

Aplique fácilmente el sellador con la pistola manual para cartucho y bolsa 3M™. Nuestra pistola manual ligera y fácil de usar puede utilizarse con cartucho o sobre cuando no haya disponible una manguera aire.




- Fácil de usar
- Herramienta de aplicación manual





#### 3M™ Aplicador de imprimaciones





- Se adapta fácilmente a botes de imprimaciones
- Uso sencillo
- Logre una rápida aplicación de imprimaciones

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000033370	PN08605	3M™ Aplicador de imprimaciones, 8605	100	Unidad	10	100

#### 3M™ Pistola para sellador pulverizable MS

La pistola 3M™ para sellador pulverizable MS es un aplicador neumático que permite la extrusión de todo tipo de selladores de un componente.

- Aplicador neumático
- Funciona con bolsas y cartuchos
- Fácil de ajustar y manipular

Unidad de	PP	IIV	

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000041360	PN08993	3M™ Pistola para sellador pulverizable MS, 08993	12	Unidad	1	12

#### 3M™ Pistola neumática para cartuchos de dos componentes

Nuestra pistola neumática 3M™ para cartuchos de dos componentes está diseñada para dispensar adhesivos y selladores de dos componentes 3M™ con cartuchos de 200 ml. Esta pistola aplicadora neumática es idónea para trabajos de gran volumen. Permite aplicar diversos epoxis de reparación de dos componentes rápidamente y de forma fluida para ahorrar tiempo y reducir la repetición de trabajos. El sistema de acople de cartuchos elimina el premezclado y maximiza el uso de materiales.



- Se utiliza con cartuchos de dos componentes 3M™ (200 ml)
- Consiga una aplicación consistente y fluida de selladores para replicar el aspecto original del fabricante
- Ahorre tiempo y trabajo eficientemente en trabajos de gran volumen gracias al sistema neumático

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100249137	09930	3M™ Pistola neumática para cartuchos de dos componentes, 200 ml, 09930	1	Unidad	1	1

#### 3M™ Pistola neumática

Utilice la solución de pistola neumática 3M™ para un trabajo rápido, limpio y sencillo. Utilice nuestras bolsas de sellador pulverizable 2K desechables. Nuestra herramienta de aluminio robusta dispensa producto rápida y fácilmente. Con tan solo desechar la bolsa y la boquilla, la pistola está lista para volver a usarla.



- Trabaje con mayor eficiencia gracias a que no hay que limpiar la pistola si se usa correctamente
- Se utiliza con bolsas de sellador pulverizable 2K de 3M™
- Dispense el producto rápida y fácilmente

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000041353	PN08801	3M™ Pistola neumática, 08801	6	Unidad	1	6



#### 3M™ Pistola neumática para cartuchos

La pistola neumática para cartuchos 3M™ es una pistola neumática ligera para cartuchos de sellador.

- Cuerpo ligero de aluminio
- Manipulación sencilla de cartuchos de sellador
- Rosca externa de 1/4" para la conexión de aire



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000041351	PN08012	3M™ Pistola neumática para cartuchos, de 310 ml, 08012	1	Unidad	1	1

#### 3M™ Pistola neumática para bolsas

Las pistolas neumáticas para bolsas 3M™ son pistolas neumáticas equilibradas y ligeras. Se han diseñado para extruir varios tamaños de bolsas de papel de aluminio plegables.

- Cuerpo ligero de aluminio
- Para manipulación sencilla de varios tamaños de bolsas de sellador
- Consiga una aplicación precisa y rápida del producto



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000110541	PN08007	3M™ Pistola neumática para bolsas, 600 ml, 08007	1	Unidad	1	1

#### 3M™ Pistola aplicadora para paquetes flexibles

Pistola aplicadora para poliuretano de lunas, selladores de poliuretano y selladores MSP 3M™ en paquetes flexibles de hasta 310 ml.



- Aplicador de un componente por fricción con varilla, totalmente metálico y carcasa completa
- Dispensa productos de un componente empaquetados en paquetes flexibles de hasta 310 ml
- Fácil de usar

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000041375	08991	3M <sup>™</sup> Pistola aplicadora para paquetes flexibles, 08991	1	Unidad	1	1

#### Cintas selladoras

#### 3M™ Tira adhesiva para lunas sin goma de contorno

La tira adhesiva para lunas sin goma de contorno 3M™ es una tira de alta adherencia que no se cura para instalar lunas sin goma de contorno.

- Consiga una adherencia instantánea en lunas sin gomas de contorno
- Adhesión extraordinaria
- Impermeable



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000079950	PN08610	3M <sup>™</sup> Tira adhesiva para lunas sin goma de contorno, 6 mm x 4,5 m, 08610	12	Kit	1	12
7000079951	PN08611	$3M$ $^{\text{\tiny M}}$ Tira adhesiva para lunas sin goma de contorno, 8 mm x 4,5 m, 08611	12	Kit	1	12
7000033758	PN08612	$3M^{\infty}$ Tira adhesiva para lunas sin goma de contorno, 10 mm x 4,5 m, 08612	12	Kit	1	12

#### 3M™ Masilla preformada

El sellador preformado de carrocería 3M™ es un componente de sellado preformado o cinta enrollada.



- Buena adhesión
- Plano
- Resistente al agua

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000146238	PN08568	3M <sup>™</sup> Masilla preformada, gris, 6 mm x 3 m, 08568	720	Unidad	60	720

#### 3M™ Cinta de sellado

Consiga el aspecto y función del fabricante original de los selladores habituales con la cinta de sellado 3M™. Nuestra cinta de sellado es una alternativa fácil y rápida a los selladores líquidos sin tener que extender, moldear o secar. Diseñado para usarse con pinturas base disolvente.



- Un medio rápido y eficaz de replicar el aspecto y función de los selladores del fabricante original
- Pinte inmediatamente para ahorrar tiempo y dinero en comparación con los selladores líquidos
- La cinta con parte posterior de goma funciona bien en condiciones adversas, lo cual reduce el trabajo

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000028969	PN08475	3M™ Cinta de sellado, 9,5 mm x 9,15 m, 08475	12	Rollo	1	12



#### 3M™ Rollo cinta de malla para sellar grietas

La cinta para sellar grietas 3M™ es una cinta de fibra de vidrio para reforzar cualquier reparación en la que se utilicen materiales líquidos 2K, como el material de reparación de plásticos.

- Cinta de aplicación sencilla
- Autoadhesiva
- Refuerza zonas de reparación



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000110548	PN03020	3M <sup>™</sup> Rollo cinta de malla para sellar grietas, 50 mm x 25 m, 03020	6	Rollo	1	6

## Cintas en espuma

#### 3M™ Acrylic Plus Tape PT1100T



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV	
7100057970	80318	3M <sup>™</sup> Acrylic Plus Tape PT1100, black, 1.14 mm, 6 mm x 20 m	24	Rollo	2	24	

#### Adhesivos y parches para reparaciones

#### 3M™ Promotor de adherencia de poliolefina

Utilice el promotor de adherencia de poliolefina 3M™ para una adherencia sólida de piezas flexibles, materiales de reparación de plástico y adhesivos plásticos ultrarrápidos de 3M™. Primero se lija, se deja secar y por último, se aplica el adhesivo.

- Utilice un promotor de adherencia de alto rendimiento diseñado para adhesivos 3M™
- Prepare la superficie de plásticos flexibles y semirrígidos antes de aplicar los productos de reparación de plástico 3M™
- Deje que se seque antes de aplicar el adhesivo



#### 3M™ Rollo film de moldeado para reparación de plásticos

Utilice el parche flexible para reparación de plásticos 3M™ para ayudar a reconstruir pestañas y lengüetas de plástico rotas. Nuestro parche se retira fácilmente: los adhesivos no se adhieren a él y tiene una superficie de retirada sencilla para moldear o dar forma a adhesivos de dos componentes.

- Un rollo de alto rendimiento de film especial
- Consiga una superficie fácil de retirar para moldear o dar forma a adhesivos de dos componentes
- Retire el parche con facilidad: los adhesivos no se adhieren a él

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000033784	PN4903	3M™ Rollo film de moldeado para reparación de plásticos, 127 mm x 3,6 m, 04903	6	Rollo	1	6

Focus

#### 3M™ Parche de plástico flexible

Repare parachoques con el parche de plástico flexible 3M™. Nuestro parche de plástico flexible refuerza el interior de una reparación de plástico de dos lados donde el daño haya penetrado el plástico. No necesita lijado para su aplicación y adhesión, y no hay que esperar un tiempo de curación para empezar una reparación.



- Refuerce la parte posterior de los parachoques que necesiten reparación
- No espere ningún tiempo de curación para reparar la parte delantera
- Se utiliza en plásticos que requieran refuerzo

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000080198	PN05888	3M™ Parche de plástico flexible, 05888	18	Unidad	3	18
7000080127	PN06396	3M™ Parche de plástico flexible, promotor de adherencia, 06396	100	Unidad	1	100



#### 3M™ Rollo film reforzado para reparación de plásticos

La hoja de refuerzo reparadora de plástico 3M™ es una malla de plástico que se utiliza con adhesivos reparadores de plástico para reforzar cualquier zona de reparación.



- Material de malla blanca
- Para un refuerzo adicional de la parte posterior de una reparación de plástico
- Se utiliza con adhesivo reparador de plástico estructural

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000080056	04904	3M™ Rollo film reforzado para reparación de plásticos, 04904	6	Rollo	1	6



#### 3M™ Adhesivo reparador de plásticos ultrarápido

Repare las piezas de plástico de automoción dañadas con el adhesivo de reparación ultrarrápida 3M™. Reconstruya, remoldee y una todo tipo de plásticos. Nuestro adhesivo actúa muy rápidamente, de modo que no se requiere un acelerador independiente.



- Reconstruya, remoldee y una todo tipo de plásticos sin gotear o combarse
- Repare piezas de plástico de automoción dañadas
- Tiene extraordinarias capacidades de llenado de agujeros amplios

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100222836	55045	3M™ Adhesivo reparador de plásticos ultrarápido, Blanco, 48,5 ml, 55045	12	Unidad	1	12
7100222742	04748	3M™ Adhesivo reparador de plásticos ultrarápido, negro, 48,5 ml, 04748	12	Unidad	1	12

#### 3M™ Adhesivo flexible para plásticos EZ Sand

El reparador de piezas flexibles de lijado EZ 3M™ es un epoxi de dos componentes para reparar las piezas de plástico más flexibles, incluidos los revestimientos del parachoques y otros paneles plásticos de la carrocería.



- Puede utilizarse para reparar la mayoría de las piezas de plástico en los vehículos actuales
- Repara las piezas de plástico más flexibles, incluidos el revestimiento del parachoques y otros paneles plásticos de la carrocería
- Puede utilizarse como sellador sobre imprimaciones 2K

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000080123	05887	3M <sup>™</sup> Adhesivo flexible para plásticos EZ Sand, 05887	6	Unidad	1	6

Focus

#### 3M™ Adhesivo reparador FPRM para reparación de plásticos

Repare la mayoría de las piezas plásticas del vehículo con el adhesivo reparador FPRM para reparación de plásticos 3M™. Nuestro material reparador se cura rápidamente, es flexible y se lija con facilidad. Es fácil de utilizar, resiste el combado y es extraordinario para el suavizado de bordes.




- Se aplica en reparaciones de ambos lados del plástico
- Suavizado de bordes extraordinario
- Excelente resistencia al combado


ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000079938	PN05900	3M™ Adhesivo reparador FPRM para reparación de plásticos, 2 x 150 ml, 05900	6	Kit	1	6
7100224386	PN05901	$3 M^{™}$ Adhesivo reparador FPRM para reparación de plásticos, 48,5 ml, 05901	12	Unidad	1	12

#### **Boquillas y accesorios**

#### 3M™ Boquilla estática de mezcla

La boquilla de mezcla estática 3M™ es una boquilla de mezcla/medidora en cascada que permite aplicar adhesivo fácilmente justo en el lugar adecuado. Nuestra boquilla de mezcla estática se ha diseñado para utilizarse con cartuchos de 3M y aplicadores manuales o neumáticos.





• Boquillas y tubos desechables para facilitar la limpieza, al no haber ninguna herramienta de mezclado y agitación que deba limpiarse

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000033776	08193	3M™ Boquilla estática de mezcla, para cartuchos de 200 ml ,08193	36	Unidad	6	36

#### 3M™ Boquillas para material reparador de piezas flexibles

Las 3M™ Boquillas para material reparador de piezas flexibles tienen punta fina y se adaptan a cartuchos dúo 1:1 de 48.5 ml o 50 ml para materiales reparadores de piezas flexibles. Nuestras boquillas se utilizan como recambio rápido y sencillo.




• Para cartuchos dúo de 48.5 ml o 50 ml

 Diseñadas para cartuchos de 48.5 ml de 3M™ Material reparador de piezas flexibles y de 50 ml de 3M™ Adhesivo estructural

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100224406	PN08198	3M™ Boquillas para material reparador de piezas flexibles, aptas para los productos 05901 y 08122, 08198	60	Unidad	12	60





#### 3M™ Boquillas para cartuchos de 48,5 ml

Utilice las 3M™ Boquillas para cartuchos de 48,5 ml para obtener un producto bien mezclado y listo para el uso después de la compensación. Nuestras boquillas de mezcla transparentes están diseñadas para optimizar la mezcla de materiales de dos componentes.

- Las boquillas garantizan un producto bien mezclado y listo para usar después de la compensación
- El diseño transparente permite un fácil seguimiento del progreso
- Diseñadas para cartuchos de 48,5 ml de adhesivos 3M™ Ultrarrápido y 3M™ Rápido

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100224407	PN04908	3M <sup>™</sup> Boquillas para cartuchos de 48,5 ml, aptas para los productos 04748, 55045 y 34240, 04908	50	Unidad	1	50

#### Selladores de parabrisas

#### 3M™ Adhesivo para lunas de uretano

Adhiera las lunas, laterales y traseras con el adhesivo para lunas de uretano 3M™. Nuestro adhesivo para lunas de uretano es una gama de adhesivos de poliuretano de un componente diseñados para una curación rápida y tiempos de espera cortos.



- Un adhesivo de uretano de curación húmeda de un componente y viscosidad media
- Diseñado para la adherencia de lunas e instalación de lunas inamovibles
- Tiempos de espera cortos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000077197	PN08603	3M™ Adhesivo para lunas de uretano, 310 ml, cartucho, 08603	12	Unidad	1	12
7000077203	PN08615	3M™ Adhesivo para lunas de uretano, 415 ml, sachet, 08616	1	Caja	1	1
7000033207	PN50312	3M™ Adhesivo para lunas de uretano, Kit, 310 ml, cartucho, 50318	12	Kit	1	12
7000077199	PN08613	3M™ Adhesivo para lunas de uretano, curado rápido, 310 ml, cartucho, 08613	12	Unidad	1	12

#### 3M™ Imprimación en 1 paso para adhesivo de lunas

La imprimación de compuestos orgánicos volátiles ligeros 3M™ es una imprimación en un único paso que proporciona adhesión entre las lunas y los selladores de lunas de poliuretano.



- Aplicación sencilla con el aplicador de imprimaciones 3M™
- Se cura rápidamente







3M ofrece una amplia gama de adhesivos, selladores y revestimientos, que garantizan la calidad y la confiabilidad de sus reparaciones, para todas las aplicaciones de reparación de automóviles, como la reparación de plásticos, la unión de paneles y estructuras, la protección contra la corrosión y la gravilla, el pegado de parabrisas, etc. También ofrecemos una amplia gama de selladores de poliuretano, para recrear las juntas originales del fabricante, y masillas de poliéster, de acabado, acrílicas, etc., para lograr reparaciones lisas, permanentes y absolutamente uniformes en una gran cantidad de sustratos.



#### **Masillas**

#### 3M™ Masilla de uso general para Sistema de Mezclado Dinámico

Una masilla de uso general suave, de peso medio y fácil de lijar con el exclusivo sistema dispensador DMS de 3M™ para proporcionar una amplia gama de aplicaciones y temperaturas.

- Adhesión excepcional al acero, metal galvanizado y aluminio
- Masilla de peso medio fácil de lijar
- Buenas propiedades de relleno



## 3M™ Masilla de uso general alta resistencia para el Sistema de Mezclado Dinámico

Una masilla de uso general de alta resistencia con el exclusivo sistema de dispensado DMS 3M™ para una amplia gama de aplicaciones y temperaturas, idónea para el rellenado de abolladuras profundas y que funciona bien con temperaturas más elevadas.



- Adhesión excepcional al acero, metal galvanizado y aluminio
- Masilla pesada pero fácil de extender y lijar
- Buenas propiedades de relleno

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100050739	51003	3M™ Masilla de uso general alta resistencia para el Sistema de Mezclado Dinámico, 276 ml, 51003	6	Unidad	1	6


#### 3M™ Masilla ligera de uso general para el Sistema de Mezclado Dinámico

La masilla de uso general ligera para el sistema de mezclado dinámico 3M™ es una masilla ligera muy suave en cartucho con endurecedor lista para usarse con el sistema de mezclado dinámico 3M™.



- Muy suave y de textura cremosa para extender
- Se cura rápidamente y funciona bien en temperaturas bajas
- Ligera y especialmente fácil de lijar

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100055256	PN51004	3M™ Masilla ligera de uso general para el Sistema de Mezclado Dinámico, 276 ml, 51004	6	Unidad	1	6





#### 3M™ Masilla ligera de uso general para el Sistema de Mezclado Dinámico - curado largo

La masilla de uso general ligera (curado largo) para el Sistema Dinámico de Mezcla de Masilla 3M™ es una masilla fina muy suave en cartucho con endurecedor lista para usarse con el Sistema Dinámico de Mezcla de Masilla 3M™. Esta masilla tiene un tiempo de curado más largo, por lo que resulta ideal para temperaturas altas o áreas de trabajo más grandes.



- Muy suave y de textura cremosa para extenderla más fácilmente
- Ligera y especialmente fácil de lijar
- Tiempo de curado más largo, por lo que resulta ideal para temperaturas más altas o áreas de trabajo más grandes

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100095688	PN50598	3M™ Masilla ligera de uso general para el Sistema de Mezclado Dinámico - curado largo, 276 ml, 50598	6	Unidad	1	6

#### 3M™ Masilla de uso general

La masilla de uso general 3M™ es una masilla de uso general, peso medio y suave para una amplia gama de aplicaciones y temperaturas. Se aplica y se extiende con facilidad, se cura rápidamente y es fácil de lijar.



- Funciona bien con todos los sistemas de pintura habituales
- Fácil de aplicar
- Masilla de peso medio muy fácil de lijar

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000062766	PN51076	3M™ Masilla de uso general, 1 I, 51076	6	Bote	1	6

#### 3M™ Masilla de uso general de alta resistencia

Rellene abolladuras profundas con la masilla de uso general de alta resistencia 3M™. Nuestra masilla de uso general de alta resistencia es una masilla pesada suave que funciona con todos los sistemas de pintura habituales y puede utilizarse en diversas aplicaciones y temperaturas.



- Consiga una masilla muy fácil de lijar
- Se utiliza con todos los sistemas de pintura habituales
- Fácil de aplicar

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000062764	PN51075	3M™ Masilla de uso general de alta resistencia, 1 L, 51075	6	Bote	1	6

#### 3M™ Catalizador para masillas

El catalizador para masilla 3M™ es un endurecedor de peróxido que puede utilizarse en la mayoría de las masillas 3M™.

- Catalizador de peróxido
- Proporción de mezclado habitual con masilla de 2 3 % por peso.
- Disponible en tubos o cartuchos adecuados al sistema de masilla

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000062768	51077	3M™ Catalizador para masillas, 40 g, 51077	24	Unidad	1	24

#### 3M™ Masilla plástica

Utilice nuestra masilla plástica 3M™ como una alternativa más flexible a las masillas de poliéster estándar en parachoques y materiales de plástico. Nuestra masilla de poliéster 2K se proporciona en un kit que incluye el endurecedor. Se aplica fácilmente y se cura para crear una superficie que simplifica y mejora el lijado.



- Fácil de mezclar y aplicar
- Masilla más flexible que las masillas de poliéster estándar
- Lijado sencillo

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000095200	PN51009	3M™ Masilla plástica, lata de 0.5 Kg, 51009	6	Bote	1	6

Focus

#### 3M™ FC Masilla epoxi para metal

La masilla epoxi para metal 3M™ FC es una masilla de curado rápido para rellenar abolladuras profundas y modelar estructuras superficiales de todo tipo de sustratos metálicos, como el acero y el aluminio. Además, protege las juntas soldadas contra la corrosión.



- Alternativa sin plomo a la soldadura con estaño
- Ideal para modelar áreas de difícil acceso
- Excelente protección frente a la corrosión

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100276634	PN37455	3M™ FC Masilla epoxi para metal, 180 ml, 37455	6	Unidad	1	6



## CUBITRONII

## Proceso de reparación de abolladuras de 3M



Mascarilla de partículas de confort P2





Gafas de confort
 Ropa de trabajo reutilizable
 Guantes de seguridad





Realice el lijado inicial con un taco manual para detectar los puntos altos y bajos del área de reparación

Marque los puntos más profundos del área dañada para colocar puntos de soldadura

Retire la pintura o el recubrimiento de los puntos del área de reparación, para preparar el estirado de la abolladura

Consejo: No elimine por completo la pintura del área dañada, ya que esto le permitirá completar mejor el proceso de tirar de las abolladuras y reducir la probabilidad de provocar agujeros en el sustrato















Utilice la soldadura por puntos en el área de reparación utilizando el método o el equipo preferido y recomendado

Nota: Asegúrese siempre de que el equipo esté correctamente calibrado, según los materiales que se vayan a reparar



Tire de los puntos de abolladura utilizando el método y equipo que prefiera

Consejo: Para evitar imperfecciones en la superficie o poros en el sustrato, intente distribuir la carga en el área de reparación



Nota: Este moderno método reduce la probabilidad de causar agujeros en el sustrato y evita que éste se desgaste debido a un lijado grueso para su extracción



- Lijado del área de trabajo hasta exponer el metal
- Cambie primero a la posición motion de la ROTEX para un alto grado de abrasión
- Para un paso de lijado fino, cambie a la posición random de la ROTEX, sin cambiar el disco de lijado ni el grano

Nota: Para sustratos de aluminio, utilice siempre una herramienta de lijado neumática como Festool Automotive Systems LEX 3 150/7 y siga las instrucciones de la directiva ATEX 94/9/EG para áreas de la Zona 22









6



► Desengrase la superficie









▶ Aplique suficiente masilla 3M™ FC Epoxy Metal Filler para el relleno de abolladuras

Configuraciones recomendadas para los aplicadores: presión de entrada neumática máx. de 5,5 bar/con batería 3kN, velocidad máxima 180 mm/min.

Nota: Los cartuchos nuevos deben igualarse antes de la primera aplicación, para garantizar la mezcla completa del producto. Después del primer uso, ya no es necesario igualar el cartucho









Curado വ




► El curado de la masilla 3M™ FC Epoxy Metal Filler puede acelerarse mediante infrarrojos después del período de gelificado inicial. Espere 10 minutos antes de usar los infrarrojos para calentar durante 10-20 minutos con una temperatura de panel de 70 °C

Senedo - Listu Millor - Listu Mill

- ▶ Secado al aire: lijable después de aprox. 4 h a 22 °C de temperatura ambiente
- Consejo de uso: calentar el material y la superficie a aprox. 30 °C antes de la aplicación del material contribuye a acelerar el curado, en particular si la temperatura ambiente es fría

Consejo: El paso de lijado previo también se puede hacer utilizando la lima de chapista tradicional si es necesario













► Desengrase completamente la superficie









► El espesor máximo del acabado no debe superar los 4 a 6 mm. Por su parte, el espesor máximo de cada capa no debe superar los 2 a 3 mm

Recicle, por favor, Impreso en la UE.

Siga las recomendaciones del fabricante del automóvil y de la compañía de pintura para los pasos posteriores



powered by



#### 3M™ Masilla acrílica

La masilla acrílica 3M™, muy fácil de lijar y de secado rápido, está diseñada para rellenar pequeños agujeros o arañazos y realizar retoques en la carrocería de los automóviles.

- Secado rápido
- Lijado sencillo
- Relleno de agujeros y arañazos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000028276	PN05096	3M™ Masilla acrílica, verde, 410 g, 05096	12	Unidad	1	12

## Masillas en espuma

#### 3M™ Espuma flexible

Uretano de dos componentes que se aplica en forma de espuma sobre la zona de reparación, diseñado para reemplazar espumas flexibles en aplicaciones del fabricante, como maleteros, marcos de las puertas, revestimiento de las puertas, montantes del techo, etc.



- Espuma de célula cerrada de uretano flexible de dos componentes y alto rendimiento
- Diseñada para sustituir espumas flexibles en aplicaciones antialeteo del fabricante, como montantes, travesaños, capotas, etc.
- Actúa en 40 segundos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100045768	08463	3M™ Espuma flexible, 200 ml, cartucho, 08463	6	Unidad	1	6
7100241758	08563	3M™ Espuma flexible, 200 ml, cartucho, 08463	6	Unidad	1	6



#### Revestimientos anticorrosión

#### 3M™ Sellador pulverizable bicomponente

Pinte 30 minutos después de utilizar el sellador pulverizable de dos componentes 3M™. Nuestro sellador sencillo, rápido y limpio puede calentarse para acelerar la curación y no encoge.

- Pinte 30 minutos después de aplicar el sellador
- Consiga un efecto ondulado cambiando el ángulo de pulverización
- Se utiliza con la pistola aplicadora 08801.



#### 3M™ Protección anticorrosión en aerosol

Evite las costosas repeticiones de trabajo y aumente la eficiencia del taller con 3M™ Weld Thru II. Aplique nuestro cómodo revestimiento en aerosol para evitar la corrosión entre superficies metálicas soldadas. Nuestro revestimiento evita la degradación de las piezas metálicas y resiste a las salpicaduras de soldadura. Se seca en tan solo 5 minutos para aumentar la productividad.



- Proteja los paneles y piezas de metal expuesto frente a la corrosión tras la soldadura
- Consiga un producto de secado rápido antes del soldado MIG para un trabajo eficiente
- Aplicación cómoda del aerosol

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100143689	PN50410	3M™ Protección anticorrosión en aerosol, 377 ml, 50410	6	Bote	1	6

#### **Aislamiento**

#### 3M™ Lámina amortiguadora de sonido

Replique las propiedades insonorizadoras del fabricante original mediante la lámina amortiguadora de sonido 3M™. Nuestra lámina reduce el ruido de la carretera, vibraciones del sistema de sonido, traqueteo y otros sonidos que distraen. La lámina autoadhesiva se corta al tamaño adecuado y se aplica fácilmente.

- La lámina moldeable reduce el ruido alrededor de maleteros, paneles de puerta, capós, paneles de suelo y mucho más
- El material autoadhesivo es fácil de instalar y no requiere herramientas especiales
- La lámina amortiguadora de sonido multiuso reduce el ruido de la carretera, vibraciones del sistema de sonido y traqueteos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000043146	PN08840	3M <sup>™</sup> Lámina amortiguadora de sonido, 500 mm x 500 mm, 08840	10	Unidad	1	10

#### Revestimientos

#### 3M™ Kit de varillas aplicadoras para cera para cavidades Cavity Wax Plus

El kit de varillas aplicadoras para 3M™ Cavity Wax Plus permite a los profesionales aplicar 3M™ Cavity Wax Plus (que se vende por separado) en lugares de difícil acceso. El kit de varillas incluye tres tubos de diferentes longitudes que ayudan a los chapistas a aplicar la capa protectora adecuada en áreas esenciales. Si se va a reparar un vehículo, se recomienda el uso de la cera para cavidades.



- El kit de varillas permite a los profesionales aplicar cera para cavidades en lugares de difícil acceso
- El kit se entrega con tres longitudes del tubo para aportar una mayor flexibilidad a la hora de la aplicar el producto
- El kit se entrega con tres longitudes del tubo para aportar una mayor flexibilidad a la hora de la aplicar el producto (20 cm, 61 cm, 86 cm)

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100088894	8851WK	3M™ Kit de varillas aplicadoras para cera para cavidades Cavity Wax Plus, 8851WK	12	Kit	1	12

#### 3M™ Cera para cavidades Cavity Wax Plus

3M™ Cavity Wax Plus es un revestimiento protector contra la corrosión que no se endurece y está concebido para paneles interiores de acero y aluminio de carrocerías de automóviles, ya sean desnudos o imprimados, así como para componentes estructurales soldados. El material está diseñado para cubrir y sellar juntas interiores, rebordes de guarnición y cataforesis donde existe el riesgo de que se forme corrosión. Aplicado correctamente, el kit de varillas para 3M™ Cavity Wax Plus mantiene su flexibilidad y no se astilla, desprende ni agrieta.



- Protección contra corrosión para paneles internos de carrocerías, largueros y aislamientos estructurales
- Formulado para metales del sector automovilístico desnudos o imprimados, como el acero y el aluminio
- El material en spray proporciona una protección uniforme

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100260106	08852	3M™ Cera para cavidades Cavity Wax Plus, 500 ml, 08852	6	Bote	1	6



#### 3M™ Cera para cavidades internas

Consiga una protección antioxidación duradera con la cera para cavidades internas 3M™.

La cera para cavidades internas 3M™ de ámbar se introduce en huecos y a lo largo de juntas soldadas para lograr una excelente protección antioxidación. Se utiliza como aerosol o con una pistola aplicadora.

La cera para cavidades internas 3M™ transparente tiene una gran consistencia y se utiliza generalmente para zonas del compartimento del motor o para proteger piezas accesibles de la chapa expuesta (por ejemplo, en zonas donde no se requiera capilaridad).

- Fácil de usar
- Rápido de aplicar
- Protección anticorrosión interna muy práctica

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100232702	08909	3M™ Cera para cavidades internas, Transparente, 500 ml, 08909	12	Bote	1	12
7100232708	PN08901	3M™ Cera para cavidades internas, color ámbar, 500 ml, 08901	12	Bote	1	12
7100232713	08911	3M™ Cera para cavidades internas, Âmbar 1 I, 08911	12	Botella	1	12

#### 3M™ Revestimiento antigravilla liso

El revestimiento antigravilla liso 3M™ es un revestimiento antigravilla en aerosol con un acabado plano.

- Extraordinaria resistencia antigravilla
- Secado rápido
- El revestimiento deja de ser pegajoso en 10-15 minutos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100138723	PN08159	3M™ Revestimiento antigravilla liso, gris, 500 ml, 08159	6	Bote	1	6
7100138681	PN08158	3M™ Revestimiento antigravilla liso, negro, 500 ml, 08158	6	Bote	1	6

#### 3M™ Body Gard Revestimiento antigravilla texturizado

Reproduzca los acabados antigravilla del fabricante gracias al revestimiento antigravilla texturizado 3M™ Body Gard™. Nuestro revestimiento con base de goma tiene una extraordinaria resistencia antigravilla y está disponible en negro, blanco y gris. Para obtener texturas medias o gruesas, basta con cambiar el método de aplicación.




- Extraordinaria resistencia antigravilla
- Se puede pintar en 30 minutos
- El revestimiento deja de ser pegajoso en 10-15 minutos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100136342	PN08888	3M <sup>™</sup> Body Gard Revestimiento antigravilla texturizado, gris, 500 ml, 08888	12	Bote	1	12
7100241036	PN08875	3M <sup>™</sup> Body Gard Revestimiento antigravilla texturizado, recubrimiento protector, blanco, 1 kg, 08875	9	Bote	1	9
7100241051	08874	3M <sup>™</sup> Body Gard Revestimiento antigravilla texturizado, recubrimiento protector, gris, 1 kg, 08874	9	Bote	1	9
7100239806	08873	3M <sup>™</sup> Body Gard Revestimiento antigravilla texturizado, recubrimiento protector, negro, 1 kg, 08873	9	Bote	1	9



## Ejemplo de uso de 3M™ Cavity Wax Plus en un vehículo típico





Sin tratamiento de protección contra la corrosión



3M<sup>™</sup> Cavity Wax Plus 08852 (3 capas)

Sometido a pruebas de protección de corrosión a largo plazo.

Resultados en paneles de prueba reales tras una exposición de 1500 horas a niebla salina (ASTM B117-97\*).

\*ASTM.org/cgi-bin/resolver.cgi?B117-97



#### 3M™ Revestimiento antigravilla para bajos

Proteja el chasis de los vehículos frente a la oxidación y los ruidos con el revestimiento antigravilla para bajos 3M™. Nuestro grueso revestimiento es una aplicación extraordinaria con base de asfalto de una capa con protección frente a la oxidación y propiedades de insonorización.

34

- Flexible una vez seco
- Excelente cobertura de una capa
- Seco al tacto en una hora

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100235847	08861	3M™ Revestimiento antigravilla para bajos, recubrimiento para bajos, texturizado, negro, 1 I, 08861	12	Bote	1	12
7100241035	8872	3M™ Revestimiento antigravilla para bajos, recubrimiento para bajos, texturizado, negro, 2 kg, 08872	4	Bote	1	4

#### 3M™ Revestimiento antigravilla rugoso absorbente de sonido

Repare guardabarros y el chasis rápidamente con el revestimiento antigravilla rugoso absorbente de sonido 3M™. Nuestro aerosol se seca rápidamente y proporciona un revestimiento protector engomado para lograr dureza y flexibilidad extraordinarias.




- Repare guardabarros y chasis rápidamente
- Consiga un revestimiento protector engomado de secado rápido
- Se utiliza para lograr una dureza y flexibilidad extraordinarias


ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100142595	PN08877	3M™ Revestimiento antigravilla rugoso absorbente de sonido, negro, 500 ml. 08877	12	Bote	1	12

#### 3M™ Revestimiento antigravilla base agua

El revestimiento antigravilla base agua de 3M™ es un recubrimiento antigravilla que puede pintarse, que cuenta con propiedades de insonorización y que está pensado para proteger las superficies de la corrosión.



- Para sistemas de pintura base disolvente y agua
- Dureza media





#### Accesorios y organización

#### 3M™ Soporte para boquillas de mezcla Sistema de Mezclado Dinámico

Almacene sus boquillas de mezclado dinámico 3M™ en el soporte para boquillas del sistema de mezclado dinámico 3M™. Nuestro soporte para boquillas de alambre aumenta la productividad gracias a que las boquillas de mezclado siempre están al alcance de los técnicos del taller.



- Acceso fácil a las boquillas de reemplazo
- Cambie la ubicación del soporte cuando se requiera gracias a su montaje magnético
- Utilice la caja dispensadora con soporte para sujetar boquillas de mezclado dinámico 3M™

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000034442	50602	3M™ Soporte para boquillas de mezcla Sistema de Mezclado Dinámico, 50602	1	Unidad	1	1

#### 3M™ Aplicador para Sistema de Mezclado Dinámico

El aplicador del sistema de mezclado dinámico (DMS) 3M™ permite dispensar masillas de forma rápida y precisa desde el sistema de cartuchos DMS 3M™.

Nuestro duradero aplicador de alto rendimiento utiliza el sistema neumático de su taller para permitir una elevada velocidad de trabajo.



- Utilice el aplicador con el sistema de mezclado dinámico 3M™
- Dispense el sistema de mezclado dinámico 3M™ cuando lo desee, con la mezcla perfecta y la cantidad exacta de componentes
- Consiga aplicaciones precisas y cómodas gracias al control del gatillo

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100074739	PN50600	3M™ Aplicador para Sistema de Mezclado Dinámico, 50600	1	Unidad	1	1

#### 3M™ Kit básico del Sistema de Mezclado Dinámico

Un kit que contiene los elementos necesarios para iniciarse en el sistema de mezclado dinámico 3M™: aplicador, boquillas y accesorios.

- Aplicador neumático del sistema de mezclado dinámico
- Boquillas DMS (rojas) para masilla
- Soporte para dispensador o caja de boquillas DMS



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100058124	PN50604	3M™ Kit básico del Sistema de Mezclado Dinámico, 50604	1	Kit	1	1



#### 3M™ Boquilla dinámica para Sistema de Mezclado Dinámico

Boquillas de mezclado para el sistema de mezclado dinámico 3M™. El mezclado activo mezcla completamente los materiales, y su longitud reducida garantiza unos residuos mínimos. Las boquillas DMS 3M™ aplican productos de reparación de carrocerías a la zona de reparación con mayor rapidez que cualquier combinación de aplicador manual y boquilla de mezclado estático.




- Mezcle materiales sin introducir aire gracias a las boquillas de mezclado activo.
- Consiga residuos mínimos con boquillas de longitud reducida
- Cartuchos fáciles de colocar y extraer

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000034425	PN50601	3M™ Boquilla dinámica para Sistema de Mezclado Dinámico, roja, 50601	6	Pack	1	6

#### 3M™ Bloque de papel desechable para mezclar masilla

La tabla de mezcla de papel desechable 3M™ es una solución limpia para los profesionales de reparación de carrocerías que mezclan masilla de forma manual con regularidad.



- El papel que no empapa impide el traspaso al suelo o al banco
- Con un tamaño que permite realizar varias mezclas en una sola hoja

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100144396	20382	3M™ Bloque de nanel desechable nara mezclar masilla, 20382	12	Unidad	4	12

#### Dynatron™ Espátulas para masilla

Las espátulas de plástico Dynatron™ son rígidas pero flexibles, ideales para aplicar y extender masilla.

- Rígidas, pero flexibles
- Fácil de limpiar.
- Borde limpio recto para un manejo sencillo



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000045476	PN358	Dynatron™ Espátulas para masilla, amarillas, 0358	72	Unidad	3	72



Cuanto más limpio sea el trabajo, más fácil será obtener grandes resultados. 3M le ofrece diferentes productos que seguro le ayudarán a hacer un trabajo limpio y ordenado, así como a limpiar y proteger sus manos.

#### Limpiadores y desengrasantes

#### 3M<sup>™</sup> Limpiador de cristales

El limpiacristales 3M™ restaura la claridad y el brillo de vidrios de automoción. Nuestra fórmula especial no deja manchas en ninguna superficie de vidrio, incluidos ventanas, lunas y espejos. Se puede usar sin problema de forma segura en plástico, cromo y metal.

360

- Consiga un acabado sin manchas en cualquier superficie de vidrio
- Atraviese los residuos más resistentes en lunas y ventanas
- Se utiliza en todas las superficies de vidrio, incluidos lunas, ventanas y espejos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100138680	PN08631	3M™ Limpiador de cristales, 500 ml, 08631	12	Bote	1	12

#### 3M™ Limpiador de adhesivos

Elimine adhesivo, cera, lubricante, aceite y alquitrán con el limpiador de adhesivos de uso general 3M™. Nuestro limpiador de adhesivos está compuesto de varios disolventes y está diseñado para eliminar rápidamente adhesivos, pulidos de silicona, cera, alquitrán y aceite de una superficie.



- Elimina rápidamente cera, lubricante, aceite y alquitrán
- Se utiliza en pintura de automoción curada, vinilos y telas
- Elimina rociados de pintura ligera

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000033762	PN08984	3M <sup>™</sup> Limpiador de adhesivos, 11, 08984	12	Bote	1	12

#### 3M™ Perfect-It™ Limpiador de contaminantes

El limpiador de contaminantes 3M™ Perfect-It™ elimina de forma segura los excesos de pulverización y los contaminantes de la pintura. Este producto puede usarse con eficacia en pintura, vidrio y cromo si se combina con un lubricante en base a agua.



- Elimina de forma segura los excesos de pulverización y los contaminantes de la pintura.
- Úsela con lubricantes en base a agua.
- Eficaz en pintura, vidrio y cromo.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000034232	PN38070	3M™ Perfect-It™ Limpiador de contaminantes, 200 g, 38070	6	Unidad	1	6

#### 3M™ VHB™ Limpiador de Superficies

El limpiador de superficies 3M™ VHB™ es una disolución muy pura de alcohol isopropílico en agua. Nuestro limpiador de superficies es incoloro, prácticamente inodoro y se evapora con gran rapidez sin dejar residuos.



- Limpia y desengrasa
- Incoloro e inodoro
- Se evapora rápidamente sin dejar residuos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000071716	PLIMP	3M™ VHB™ Limpiador de Superficies, 1 L	6	Botella	1	6

#### Paños y bayetas

#### 3M™ Toallita limpiadora desechable

Utilice las bayetas para talleres de pintura 3M™ para eliminar rápidamente manos en seco y en mojado de pintura, lubricantes, selladores, adhesivos y aceites. Nuestras bayetas están impregnadas de un hidratante para ayudar a proteger la piel.

- Elimina la mayoría de las pinturas en seco y en mojado, aceites, selladores y adhesivos
- Contiene acondicionador para la piel
- El material de dos capas con textura crea un efecto suave de fregado y una absorción excepcional

ı	D	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7	7000083683	PN80347	3M™ Toallita limpiadora desechable, 100, 80347	400	Unidad	100	400

#### 3M™ Perfect-It™ Bayeta de pulido

Utilice la bayeta de pulido 3M™ Perfect It™ con materiales de pulido 3M™ Perfect It™ para limpiar los residuos de pulidos abrasivos o ligeros de los paneles. Nuestra bayeta de pulido es suave, flexible y muy absorbente. Bajo desprendimiento de fibras para una limpieza sin electricidad estática.



- Limpie sin electricidad estática gracias a la bayeta de bajo desprendimiento de fibras
- Limpie residuos de pulidos abrasivos o ligeros en paneles
- Resistente a desgarros incluso mojada

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100198422	PN34568	3M™ Perfect-It™ Bayeta de pulido, 320 mm x 400 mm, 34568	1	Caja	1	1

#### 3M™ Perfect-It™ Paño ultrasuave

Utilice nuestro paño ultrasuave de alto rendimiento 3M™ Perfect-It™ para limpiar residuos, polvo, suciedad y huellas dactilares sin dejar arañazos. Úselo en una amplia gama de superficies, como cristal, metal, cromo, vinilo y piel.




- Limpia residuos, suciedad, polvo y huellas dactilares de forma rápida y fácil.
- Use un paño con bajo desprendimiento de fibras y que no deja arañazos.
- Resistente a productos químicos.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000032156	PN50400	3M™ Perfect-It™ Paño ultrasuave, amarillo, altas prestaciones, 50400	20	Unidad	1	20
7000032157	PN50486	3M™ Perfect-It™ Paño ultrasuave, azul, altas prestaciones, 50486	20	Unidad	1	20

#### 3M™ Bayeta de pulido rosa

Utilice la bayeta de pulido ultrasuave 3M™ Rosa junto con el pulimento 3M Rosa para conseguir un acabado sin manchas ni opacidad y un alto brillo excepcional.





• Paño de microfibra.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000032158	PN50489	3M <sup>™</sup> Bayeta de pulido rosa, rosa, 50489	20	Unidad	1	20

#### 3M™ Bayeta profesional para paneles

Las bayetas profesionales para paneles 3M™ son bayetas de gran absorción y alto rendimiento para todas las tareas en un taller de chapa y pintura.



- Se puede aplicar en tareas de alto rendimiento gracias a su ultrarresistencia en seco o en mojado
- Consiga bayetas de bajo desprendimiento de fibras y anti electricidad estática



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100255705	PN34567	3M <sup>™</sup> Bayeta profesional para paneles, 300 mm x 400 mm, 34567	1	Rollo	1	1

#### 3M™ Paño antiestático

Elimine la suciedad, pelusa, polvo y partículas de lijado con el paño antiestático 3M™. Nuestro paño es extraordinario para la limpieza durante el prepintado y funciona en diversos materiales, como metales, plásticos, fibra de vidrio y madera. Se mantiene suave y seco incluso con un uso continuado.



- Elimine la suciedad, pelusa, polvo y partículas de lijado
- Limpie diversos materiales durante el prepintado
- Transfiera menos adhesivo a las manos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100200387	PN50401N	3M™ Paño antiestático, Aqua, 320 mm x 400 mm, 50401	18	Bolsa	10	180
7000038363	PN09660	3M™ Paño antiestático, blanco, 320 mm x 400 mm, 09660	240	Bolsa	10	240

#### 3M™ Tack Pad

El disco de adherencia 3M™ no deja restos de adhesivo, puesto que el polvo se arrastra hacia el disco de adherencia. Nuestros discos de adherencia dejan las manos menos pegajosas gracias a la reducción de la transferencia de adhesivo.



- Las manos quedan menos pegajosas gracias a la reducción de la transferencia de adhesivo.
- No deja marcas de adhesivo
- Transición suave para rociado de imprimaciones, capas base o pinturas de recubrimiento transparentes

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100193601	PN07910	3M™ Tack Pad, 175 mm x 235 mm, 07910	60	Unidad	10	60

#### Limpiador para barcos

#### 3M<sup>™</sup> Perfect-It<sup>™</sup> Limpiador para barcos

El limpiador para barcos 3M™ Perfect-It™ es un importante primer paso para lograr un acabado de revestimientos de gelcoat verdaderamente profesional. Esta fórmula muy espumante no estropea la cera y elimina la suciedad, las algas y otros contaminantes marinos comunes para crear una superficie limpia y clara, apta para retocar. De hecho, es adecuada para todas las superficies de los barcos, de proa a popa.

- Úselo como producto autónomo para una limpieza general o bien como primer paso en el sistema de acabado de revestimientos de gelcoat 3M™ Perfect It™ de 3M.
- Su fórmula muy espumante elimina los residuos marinos comunes sin dañar la cera de la superficie.
- Puede utilizarse prácticamente en todas las zonas de los barcos, de proa a popa, incluidos el casco y las superficies antideslizantes.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100094558	09035E	3M™ Perfect-It™ Limpiador para barcos, 946 ml, 09035E	6	Botella	1	6

## Limpiadores para las manos

#### 3M™ Productos de protección y cuidado de manos

El sistema para el cuidado de la piel 3M™ está compuesto por una gama de productos que eliminan todo tipo de suciedad y cuidan las manos en el trabajo y en el taller.

- La gama de productos de lavado y cuidado de manos para tareas en talleres de chapa y pintura
- Disponible en tubos o en paquetes rellenables para un dispensador en pared
- Limpiadores de manos especiales para eliminar aceite y lubricante, o pintura y adhesivo



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000084687	PN50367T	3M™ Productos de protección y cuidado de manos, Crema de protección y cuidado, 250 ml, 50367	24	Unidad	1	24
7000084680	PN50803	3M™ Productos de protección y cuidado de manos, Crema protección y cuidado, 1,4 l, 50803	8	Unidad	1	8
7000084681	PN50804	$3\mbox{M}^{\mbox{\tiny M}}$ Productos de protección y cuidado de manos, Dispensador para sacos, 1.4 l, 50804	1	Unidad	1	1
7000084677	PN50800	3M™ Productos de protección y cuidado de manos, Jabón líquido, 1,4 I, 50800	8	Unidad	1	8
7000084678	PN50801	$3M^{\mbox{\tiny M}}$ Productos de protección y cuidado de manos, aceites y grasas, 1.4 l, 50370	8	Unidad	1	8
7000084679	PN50802	3M™ Productos de protección y cuidado de manos, selladores y adhesivos, 1,4 l, 50802	8	Unidad	1	8
7000034441	PN50371T	3M™ Productos de protección y cuidado de manos, selladores y adhesivos, 250 ml, 50371	24	Unidad	1	24



Su cabina de pintura no es solo el lugar donde se gana la vida. También es el lugar donde se demuestra y realza el valor de todo su taller, todos los días. Como líder en las soluciones para la preparación y la aplicación de pintura, 3M continúa innovando y cambiando la forma en que usted prepara y aplica la pintura, y los revestimientos.

# 3M™ Pistola de pulverización de alto rendimiento

La innovadora tecnología de boquillas intercambiables ofrece eficiencia de material líquido y mayor productividad con un acabado de primera calidad.

Como todo pintor sabe, una vez mezclada la pintura, ya no hay vuelta atrás. O lo usa o lo pierde, lo que puede tener un efecto en sus resultados. ¿Y si le dijésemos que mezclando menos pintura puede obtener la misma o mejor cobertura?

Gracias a la pistola de pulverización de alto rendimiento de 3M™, esta posibilidad puede convertirse en realidad. Presenta una eficiencia de transferencia superior, con hasta un 26% menos de desperdicio de material\* que las pistolas de pulverización líderes para metal\*\*, todo ello en la palma de su mano. No reduzca su eficiencia: comience a pulverizar de forma inteligente.



<sup>\*\*</sup> Máxima eficiencia de transferencia varía según el tipo de pistola y los parámetros.



# ¿Por qué trabajar más duro cuando puedes trabajar de forma más inteligente?

## Eficiencia de transferencia excelente

Para demostrar la eficiencia de transferencia superior de la pistola de pulverización de alto rendimiento de 3M™, la enviamos al Instituto Fraunhofer de Operación y Automatización de Fábricas IFF, Stuttgart, Alemania. Llevaron a cabo pruebas de eficiencia de transferencia de acuerdo con el método de prueba DIN EN ISO 13 966-1. La eficiencia de transferencia equivale a la cantidad de material (pintura) que se usa de manera efectiva en el trabajo. Una calificación de eficiencia de transferencia más alta significa que se desperdicia menos material, lo que a su vez puede ahorrarle dinero. Y puede significar que la cabina de pintura se mantendrá más limpia gracias a un menor exceso de pulverización, que también supone una posible contaminación cruzada.


Fraunhofer probó la pistola de pulverización de alto rendimiento 3M™ comparándola con diversas de las principales pistolas de alta calidad del sector. Los resultados mostraron una alta eficiencia de transferencia del 78% al pulverizar capas base para automóviles, porcentaje que supera al de otras destacadas pistolas de metal probadas.

La norma EN 13966-1 define un procedimiento de laboratorio reproducible para mediciones de eficiencia de transferencia. Los fabricantes lo utilizan para permitir una comparación fiable de los equipos de pulverización.

+ La pistola de pulverización de alto rendimiento de 3M™ cumple con los requisitos de HVLP hasta una presión de entrada de 1,38 bar (alimentación por gravedad).

#### Eficiencia de transferencia de la pistola\*

Pruebas llevadas a cabo usando PPG ENVIROBASE® High Performance Waterborne Basecoat con una boquilla de 1,3 mm con cuatro de las pistolas de metal más destacadas.



Ajustes de presión de entrada en línea con los requisitos de HVLP+ de cada fabricante.
 Eficiencia de transferencia medida de acuerdo con pruebas independientes realizadas por el lestitute faculadas.

Boquillas de atomización reemplazables: ahora disponibles como boquillas HVLP y de acabado fino

La clave se encuentra dentro de nuestra avanzada tecnología de boquillas intercambiables. Con la gama de acabado fino y HVLP, cada boquilla está optimizada para una pulverización uniforme y una eficiencia de transferencia superior, en una gama completa de recubrimientos de alto rendimiento.

Pulverice colores sólidos, pinturas metálicas, nacaradas, barnices, selladores, imprimaciones, etc. con el rendimientoexcepcional que espera de una pistola excelente.

Y cada vez que cambie la boquilla reemplazable por una nueva, la pistola pulverizará como si fuera nueva.



Boquilla HVLP ● Boquilla de acabado fino ▲

## Recubrimientos de automoción

Recubrimientos de alta viscosidad

Masillas pulverizables

Imprimación de alto espesor

Recubrimiento de imprimación

Imprimación de húmedo sobre húmedo

Sellador de imprimación

Brillo directo

Barnices de una sola capa

Color base disolvente

Barniz

Capa base agua

Imprimaciones UV

Capa Media / Capa de Efecto

Pequeña reparación

## Tamaños de boquilla de atomización de acabado fino y HVLP para sistemas por gravedad 3M™

2.0	1.0	1.0	1.4	1.3	1.2	0.9
	•	•	• 🛦	• 🛦	• 🛦	•
•	•					
•	•					
	•	•	• 🛦			
	•	•	• 🛦			
			• 🛦	• 🛦		
			• 🛦	• 🛦		
			• 🛦			
			• 🛦			
			• 🛦	• 🛦		
			• 🛦	• 🛦	• 🛦	
				• 🛦	• 🛦	
				• 🛦	• 🛦	•
				• 🛦	• 🛦	•
						•



#### **SUGERENCIAS:**

- ✓ Guarde la pistola de pulverización de alto rendimiento 3M™ con una boquilla limpia
- ✓ Cambie las boquilla regularmente para tener la sensación de estrenar pistola todos los díase.
- √ Utilice una boquilla de mayor o menor tamaño según si el flujo de material es más bajo o más elevado
- ✓ Deseche las boquillas de acuerdo con las normativas locales



## Proceso de aplicación de pintura 3M

#### **SEGURIDAD PERSONAL**

Respiradores reutilizables con protección facial completa









Requisitos para mejores resultados y calidad





- ► Use 3M Aircare ACU-03 para obtener el aire presurizado adecuado.
- Use prendas de protección 3M para proteger al operario y lograr un trabajo más limpio.



3M™ Dirt Trap Protection Film – Clear, 3M™ Dirt Trap Protection Material





Selección de la variante de color o ajuste de color



► Use 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme para eliminar la pintura y la exposición de la superficie, para obtener un ajuste de color preciso.

Si está utilizando la última tecnología de espectrómetro, se recomienda dar un paso adicional de pulido con 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE (tapón azul).

Consejo: La creación de una colección de colores particular le permitirá en el futuro reutilizar sus propias tarjetas de pulverización.



3M™ Perfect-it™ Fast Cut Plus Extreme





Mezcla de capa base



► Los cuatro tamaños de 3M™ PPS™ Serie 2.0 permiten ajustarse a las reparaciones más comunes de su taller.

- ► Gracias a 3M™ PPS™ Series 2.0, no se requieren vasos de mezcla adicionales.
- Como el filtro está integrado en la tapa 3M™ PPS™ Series 2.0, no se requiere ninguna etapa de filtrado adicional.

Nota: Seleccionar el formato adecuado a sus necesidades reducirá las posibilidades de preparar más pintura de la que se necesita.



Kit de sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™ Serie 2.0, grande 850 ml, estándar 650 ml, midi 400 ml, mini 200 ml



Dispensadores de tapa y vaso desechable 3M™ PPS™

Ajustes de la Pistola 3M™ Pulverizadora de Alto Rendimiento



Llevar el gatillo hacia atrás

- ▶ Asegurarse de poner el anillo de seguridad de la boquilla en la posición "+"
- ▶ Deslizar la boquilla atomizadora sobre la aguja de fluido y empujarla hacia el
- Asegurar la b oquilla atomizadora girando el anillo de seguridad en el sentido de las agujas del reloj hasta que las pestañas del anillo estén bloqueadas en la posición "X"
- ► HVLP máxima presiónde linea 1,38 bar (20psi) Presión de funcionamiento de acabado fino 2,0 bar (29 psi)
- ▶ Rango de Presión de Operación de linea 0,5 bar (7 psi) 2,6 bar (37 psi) max



0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0



3M™ Boquillas de pulverización de acabado fino para sistema de alimentación por gravedad 1.2, 1.3, 1.4





- ▶ Antes de aplicar la capa base, limpie la superficie con un paño antiestático.
- Siga siempre las recomendaciones de la compañía de pintura con respecto al proceso de aplicación de la capa base.
- Una vez finalizado el trabajo de pulverización, desconecte la línea de aire, invierta la pistola y presione el gatillo para devolver el exceso de pintura al vaso. Golpee ligeramente el vaso descenbale y la tapa SAIM PPS™ serie 2.0 sobre una superficie para romper la tensión superficial del líquido y hacer que vuelva al vaso desechable.



Alto Rendimiento

Bayetas profesionales para paneles 3M™



Paño antiestático 3M™ Aqua



► Los cuatro tamaños de 3M™ PPS™ Serie 2.0 permiten ajustarse a las reparaciones más comunes de su taller.

Nota: Las tecnologías modernas requieren mezclar el barniz bajo demanda, debido a la aceleración de la vida útil. Seleccione el formato adecuado a su necesidad para reducir la posibilidad de aplicar demasiado barniz que haya empezado el tiempo de reacción.



Kit de sistema de preparación de pintura 3N PPS™ Serie 2.0, grande 850 ml, estándar 650 ml, midi 400 ml, mini 200 ml



Aplicación de Barniz



- Siga siempre las recomendaciones de la compañía de pintura con respecto al proceso de aplicación de barniz.
- ► 3M<sup>™</sup> PPS<sup>™</sup> Serie 2.0 reduce considerablemente la limpieza y el consumo de

Consejo: Consulte la ficha de datos de seguridad de la pintura y del disolvente (FDS) además de la normativas o autoridades locales para asegurarse de que se realizan un uso seguro del sistema y una eliminación adecuada de los residuos.



Kit UV de la serie PPS™ 2.0 de 3M™



3M™ PPS™ Series 2.0



► Llevar el gatillo hacia atrás

- Gire el anillo de seguridad en el sentido contrario a las agujas del reloj y tire de la boquilla atomizadora en dirección contraria al cuerpo de la pistola.
- Limpie la punta de la aguja con un paño desechable y disolvente
- ▶ Solo tiene que poner la nueva boquilla y ya está hecho
- La Pistola Pulverizadora de Alto Rendimiento y el PPS de 3M™ reducen considerablemente el trabajo de limpieza y reduce claramente el consumo de disolvente.



Bayetas profesionales para paneles 3M™



Revise por favor las recomendaciones del fabricante de pintura en relación al tiempo y temperatura de curado.

Nota: La calidad del curado tiene una gran influencia en las propiedades del posterior pulido de las superficies. Un curado forzado acelera el proceso de pulido y asegura al mismo tiempo un buen curado de la pintura. Un barniz con endurecedor bien mezclado se puede pulir mucho más fácilmente.



## Proceso de aplicación de imprimación 3M

#### SEGURIDAD PERSONAL



Reutilizable en general





Vehículo

Limpieza de | superficie




- Vehículo más o menos enmascarado.
- Superficie preparada para la aplicación de imprimación.









Antes de aplicar la imprimación, limpie la superficie con un





Bayetas profesionales para paneles 3M™





► Los cuatro tamaños de 3M™ PPS™ Serie 2.0 permiten ajustarse a las reparaciones más comunes de su taller

Gracias a 3M™ PPS™ Series 2.0, no se requieren vasos de mezcla adicionales. No hace falta recargar la pistola de imprimación.

► Como el Itro está integrado en la tapa 3M™ PPS™ Serie 2.0, no se requiere ninguna etapa de filtrado adicional.

Consejo: Utilice siempre el tono de imprimación que recomienda el fabricante de pintura. 3M™ PPS™ Serie 2.0 permite cambiar rápidamente de un tono de imprimación a otro.





Kit UV de la serie PPS™ 2.0 de 3M™

Ajustes de la pisto-la de imprimación a 3M™ Accuspray™



► Llevar el gatillo hacia atrás

Asegurarse de poner el anillo de seguridad de la boquilla en la posición "+"

Deslizar la boquilla atomizadora sobre la aguja de fluido y empujarla hacia el curpo de la pistola

Asegurar la boquilla atomizadora girando el anillo de seguridad en el sentido de las agujas del reloj hasta que las pestañas del anillo estén bloqueadas en la posición "X"

► HVLP máxima presiónde linea 1,38 bar (20 psi) Presión de funcionamiento de acabado fino 2,0 bar (29 psi)

► Rango de Presión de Operación de linea 0,5 bar (7 psi) - 2,6 bar (37 psi) max



3M<sup>™</sup> Cabezal atomizador HVLP por gravedad de alto rendimiento 0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0



pulverización de acabado fino para sistema de alimentación por gravedad 1.2, 1.3, 1.4





► 3M<sup>™</sup> PPS<sup>™</sup> Serie 2.0 permite aplicar imprimaciones desde distintos ángulos sin que el líquido gotee.

Se pueden revestir de forma segura los bordes y los pasos de rueda.

con respecto al espesor de la capa de imprimación

Las tecnologías de imprimaciones modernas han reducido la vida útil. El uso de imprimación recién mezclada en cada aplicación evita los efectos de sombra posteriores (el anillo de arañazos aparece después de que el disolvente se haya evaporado por completo) y por lo tanto, reduce considerablemente el trabajo de lijado posterior.





la de imprimación 3M™ Accuspray™

Secado forzad





▶ Una pistola limpia garantiza un recubrimiento más fino.

► Un recubrimiento más fino asegura que la imprimación se deposite plana.

▶ Esto asegura una imprimación más suave. Un imprimado más liso permite ahorrar tiempo y trabajo en el proceso de lijar la imprimación.

► 3M<sup>TM</sup> Accuspray<sup>TM</sup> y 3M<sup>TM</sup> PPS<sup>TM</sup> Serie 2.0 en aplicación de imprimación: una ventaja para el siguiente paso del proceso.

▶ Patrón de rociado siempre limpio con 3M™ Accuspray™. Nota: Pistola de imprimación mal mantenida = patrón de pulverización desigual.





Kit UV de la serie PPS™ 2.0 de 3M™



► Llevar el gatillo hacia a tras

Gire el anillo de seguridad en el sentido contrario a las agujas del reloj y tire de la boquilla atomizadora en dirección contraria al cuerpo de la pistola.

- ▶ Limpie la punta de la aguja con un paño desechable y disolvente
- ▶ Solo tiene que poner la nueva boquilla y ya está hecho
- ► La Pistola Pulverizadora de Alto Rendimiento y el PPS de 3M™ reducen considerablemente el trabajo de limpieza y reduce claramente el consumo de disolvente.





► Siga siempre las recomendaciones de la compañía de pintura sobre

- ► Temperatura del objeto
- ► Tiempo de secado, ▶ Distancia entre el calentador y el objeto.
- La calidad del secado influye en las propiedades de lijado de la imprimación. El secado forzado agiliza el proceso de reparación y proporciona al mismo tiempo un secado uniforme de la imprimación. Una imprimación que se ha endurecido de manera uniforme y completa es mucho más fácil de lijar.



## Sistemas de preparación de pintura

#### Sistemas de pulverización

Focus

#### 3M™ Pistola de pulverización de alto rendimiento

Ligera y fácil de usar, la pistola de alto rendimiento 3M™ está diseñada para los pintores de hoy en día. Capaz de rociar una amplia variedad de recubrimientos desde una fuente alimentada a presión o un vaso por gravedad acoplado, su cuerpo fabricado en material de composite resistente a impactos lo convierte en una de las pistolas más livianas disponibles, pero lo suficientemente duradera como para soportar las exigentes condiciones industriales y de la automoción.



- La pistola de pulverización de alto rendimiento 3M™ funciona con boquillas HVLP alimentadas por gravedad y presión, así como con las boquillas de pulverización para acabado fino 3M™.
- Cuerpo ligero y resistente a impactos fabricado en material de composite avanzado.
- Convertible rápidamente de sistema alimentado por presión a sistema de preparación de pintura 3M™
  PPS™ Serie 2.0 alimentado por gravedad

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100228462	26832	3M™ Pistola de pulverización de alto rendimiento, 26832	4	Kit	1	4

Focus

## 3M™ Kit de recarga de boquillas HVLP de gravedad de alto rendimiento

Las boquillas HVLP de gravedad de alto rendimiento de 3M™ están diseñadas con vistas a brindar un rendimiento de pulverización Premium para recubrimientos como pinturas, lacados y barnices. Las boquillas reemplazables se fabrican exclusivamente para aplicaciones de alimentación por gravedad con sistemas de pistola de alto rendimiento 3M™ y sistemas de preparación de pintura 3M™ PPS™ Serie 2.0, y ofrecen a cada cambio de boquilla un rendimiento de pulverización similar a nuevo.



- Las boquillas de cambio rápido varían de 0,9 a 2,0 para rociar una amplia gama de recubrimientos industriales y de automoción.
- Rendimiento de pulverización como nuevo con cada nueva boquilla de atomización
- Uso exclusivo con la pistola de alto rendimiento de 3M™ y el sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™ Serie 2.0

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100206004	PN26712	3M <sup>™</sup> Kit de recarga de boquillas HVLP de gravedad de alto rendimiento, azul, 1,2, 26712	5	Pack	1	5
7100271255	26709	3M™ Kit de recarga de boquillas HVLP de gravedad de alto rendimiento, blanco, 0,9, 26709	5	Pack	1	5
7100205981	PN26714	3M <sup>™</sup> Kit de recarga de boquillas HVLP de gravedad de alto rendimiento, naranja, 1,4, 26714	5	Pack	1	5
7100205982	PN26720	3M™ Kit de recarga de boquillas HVLP de gravedad de alto rendimiento, rojo, 2,0, 26720	5	Pack	1	5
7100206003	PN26718	3M™ Kit de recarga de boquillas HVLP de gravedad de alto rendimiento, transparente, 1,8, 26718	5	Pack	1	5
7100206008	PN26713	3M™ Kit de recarga de boquillas HVLP de gravedad de alto rendimiento, verde, 2,3, 26713	5	Pack	1	5
7100205984	PN26716	3M™ Kit de recarga de boquillas HVLP de gravedad de alto rendimiento, violeta, 1,6, 26716	5	Pack	1	5



## Sistemas de preparación de pintura

Focus

#### 3M™ Kit de recarga de boquillas de acabado fino por gravedad de alto rendimiento

Pulverice las pinturas y barnices transparentes más exigentes de la actualidad gracias a las boquillas de atomización de acabado fino por gravedad de alto rendimiento de 3M™. Diseñadas para funcionar con la Pistola de alto rendimiento de 3M™, ofrecen una atomización más fina y un flujo más rápido que los equipos de pulverización HVLP típicos, lo que permite trabajar más rápido, perfeccionar el ajuste de colores y aplicar barnices transparentes como el cristal. Está disponible en tres tamaños: 1.2, 1.3 y 1.4.



- ACABADO PREMIUM: Un flujo alto, atomización fina y uniformidad del patrón se unen para ayudarle a conseguir un acabado suave y controlable.
- ATOMIZACIÓN UNIFORME: Optimizada para ayudarlo a ajustar de manera eficaz los colores y texturas
- APLICACIÓN MÁS RÁPIDA: Disfrute de una aplicación sin esfuerzo y extienda la pintura más rápido que un equipo de pulverización HVLP.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100272189	26912	$3M^{\mbox{\tiny M}}$ Kit de recarga de boquillas de acabado fino por gravedad de alto rendimiento, azul, 1,2, 26912	5	Pack	1	5
7100272187	26914	3M™ Kit de recarga de boquillas de acabado fino por gravedad de alto rendimiento, naranja, 1,4, 26914	5	Pack	1	5
7100272188	26913	3M™ Kit de recarga de boquillas de acabado fino por gravedad de alto rendimiento, verde, 1,3, 26913	5	Pack	1	5

#### 3M™ Kit de recarga de boquillas HVLP de presión de alto rendimiento

Las boquillas HVLP de presión de alto rendimiento de 3M™ están diseñadas para conseguir un excelente rendimiento de rociado para recubrimientos como tintes, imprimaciones, capas base, barnices, lacados y adhesivos. Las boquillas reemplazables se fabrican exclusivamente para aplicaciones de alimentación por presión con pistolas de alto rendimiento 3M™ y ofrecen a cada cambio de boquilla un rendimiento de pulverización similar a nuevo.



- Boquillas de cambio rápido en tamaños de 0,9, 1,1, 1,4, 1,8 y 2,0 para rociar una amplia gama de recubrimientos industriales y de automoción
- Las boquillas se acoplan a la pistola y a la manguera flexible sin necesidad de herramientas adicionales
- Rendimiento de pulverización como nuevo con cada nueva boquilla de atomización

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100206007	PN26811	3M™ Kit de recarga de boquillas HVLP de presión de alto rendimiento, amarillo, 1,1, 26811	5	Pack	1	5
7100271059	26809	3M™ Kit de recarga de boquillas HVLP de presión de alto rendimiento, blanco, 0,9, 26809	5	Pack	1	5
7100206006	PN26814	3M™ Kit de recarga de boquillas HVLP de presión de alto rendimiento, naranja, 1,4, 26814	5	Pack	1	5
7100271256	26820	3M™ Kit de recarga de boquillas HVLP de presión de alto rendimiento, roja, 2,0 26820	5	Pack	1	5
7100206005	PN26818	3M™ Kit de recarga de boquillas HVLP de presión de alto rendimiento, transparente, 1,8, 26818	5	Pack	1	5



Focus

# 3M™ Válvula de bola para pistola de pulverización de alto rendimiento

La válvula de bola de la pistola de alto rendimiento 3M™ es un accesorio para el sistema de pistola de alto rendimiento 3M™ configurado como un pulverizador de alimentación a presión. La válvula confiere al operador de la pistola la capacidad de detener el flujo de pintura desde la fuente de presión (recipiente o bomba) en el extremo de la manguera de suministro de la pistola. Recomendada para su uso cuando el pintor no tenga fácil acceso a la fuente de presión. Ligera y fácil de utilizar.



- La válvula de bola permite a los pintores detener el flujo de fluido a la pistola
- Se conecta entre la manguera flexible y la manguera de suministro en una configuración de alimentación por presión
- Las juntas son compatibles tanto con recubrimientos al agua como a base de disolvente

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100228103	PN26839	3M™ Válvula de bola para pistola de pulverización de alto rendimiento, 26839	4	Unidad	1	4

Focus

# 3M™ Manguera flexible de presion para pistola de pulverización de alto rendimiento

La manguera flexible para alimentación por presión de la pistola de alto rendimiento 3M™ se conecta a la pistola de alto rendimiento de 3M™ para su uso en aplicaciones de alimentación por presión. Conecta rápidamente la boquilla y la manguera de suministro de pintura a presión. Se ajusta de forma segura a la base de la pistola para un mejor equilibrio y control de la manguera. Se puede usar con una válvula de bola opcional para controlar la pintura de la línea de presión.



- Permite convertir rápidamente un pistola de alto rendimiento de un sistema alimentado por gravedad a uno alimentado por presión
- Se fija de forma segura a la base de la pistola para un mejor equilibrio y control de la manguera
- Conexión rápida a las boquillas HVLP de presión y alto rendimiento de 3M™ para un fácil montaje o reemplazo

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100228105	PN26833	3M™ Manguera flexible de presion para pistola de pulverización de alto rendimiento, 26833	4	Unidad	1	4



Focus

# 3M™ Kit de reconstrucción para pistola de pulverización de alto rendimiento

El kit de reconstrucción de la pistola de alto rendimiento 3M™ proporciona las piezas de repuesto necesarias para reconstruir pistolas de alto rendimiento 3M™. Incluye piezas de repuesto exteriores, así como todos los resortes, juntas, tornillos y piezas interiores necesarios. En el manual de instrucciones se proporcionan detalles específicos sobre cómo reconstruir.



- Incluye todo lo necesario para reconstruir, incluidas todas las fijaciones
- Renueve el gatillo, la aguja, el ventilador y el control de fluido con nuevos resortes y juntas
- Uso exclusivo con pistolas de alto rendimiento 3M™

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100228530	PN26840	3M™ Kit de reconstrucción para pistola de pulverización de alto rendimiento, 26840	4	Kit	1	4

Focus

### 3M™ Pasador para pistola de pulverización de alto rendimiento

El pasador flexible para pistola de alto rendimiento 3M™ es un pasador de repuesto para la manguera flexible de presión de la pistola de alto rendimiento 3M™. Los pasadores de horquilla se usan para fijar la manguera flexible al cuerpo de la pistola de alto rendimiento 3M™. La conexión ayuda a que los pintores tengan un control adicional y a evitar que la boquilla se tuerza y provoque tensiones no deseadas.




- El pasador fija firmemente la manguera flexible a la pistola de alto rendimiento 3M™
- El pack contiene 4 pasadores de horquilla de retención de bola de acero
- El elemento de acero liso se inserta dentro y fuera de la abrazadera de conexión de la manguera flexible

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100228107	PN26834	3M™ Pasador para pistola de pulverización de alto rendimiento, 26834	5	Pack	1	5

Focus

# 3M™ Pack de conversión H/O para pistola de pulverización de alto rendimiento





- Mejora la pistola de alto rendimiento 3M™ para pulverizar recubrimientos difíciles y gruesos utilizando cazoletas de presión H/O 3M™ PPS™ Serie 2.0.
- Proporciona un excelente control en la aplicación de recubrimientos difíciles o texturizados.
- El kit es fácil de instalar y añade un puerto para conectar el tubo de suministro de aire de la cazoleta de presión a la parte principal de la pistola.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100244430	26837	3M™ Pack de conversión H/O para pistola de pulverización de alto rendimiento, 26837	4	Unidad	1	4



Focus

# 3M™ Anillo de seguridad para pistola de pulverización de alto rendimiento

El exclusivo anillo de seguridad para la pistola de alto rendimiento 3M™ ayuda a garantizar una conexión firme entre la pistola de alto rendimiento 3M™ y las boquillas de alto rendimiento 3M™. El anillo de seguridad es fácil de usar, lo que permite cambiar la boquilla rápidamente mientras se cambia entre pinturas y revestimientos o para la limpieza al final de un trabajo. Las lengüetas de fácil agarre facilitan el giro del anillo de seguridad.



- Fija de forma segura las boquillas de alto rendimiento 3M™ a la pistola de alto rendimiento 3M™
- Lengüetas de fácil agarre para acoplar y desacoplar boquillas
- Fabricación en material polimérico duradero

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100228101	26835	3M™ Anillo de seguridad para pistola de pulverización de alto	5	Pack	1	5

Focus

### 3M™ Aguja para pistola de pulverización de alto rendimiento

La aguja para pistola de alto rendimiento 3M™ está diseñada específicamente para la pistola de alto rendimiento 3M™. Utilice esta aguja de repuesto cuando la aguja de la pistola esté dañada, doblada, la pistola tenga fugas a través de la boquilla o como mantenimiento preventivo de rutina.



- Pieza de repuesto diseñada específicamente para la pistola de alto rendimiento 3M™
- La fabricación duradera en acero inoxidable resiste el desgaste, la flexión y los daños
- Diseñada para proporcionar un sellado a prueba de fugas cuando se usa con boquillas para pistola de alto rendimiento 3M™

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100220927	26838	3M™ Aguja para pistola de pulverización de alto rendimiento, 26838	1	Unidad	1	1

Focus

# 3M™ Kit de juntas tóricas para pistola de pulverización de alto rendimiento







El 3M™ Kit de juntas tóricas de la pistola de alto rendimiento contiene una selección de juntas tóricas de repuesto para la 3M™ Pistola de alto rendimiento.

- Incluye juntas tóricas de repuesto
- Selección de tamaños de anillas
- Se usa para el mantenimiento rutinario de la 3M™ Pistola de alto rendimiento

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100261169	26841	3M™ Kit de juntas tóricas para pistola de pulverización de alto rendimiento, 26841	4	Kit	1	4



# 3M™ Accuspray™ Kit de la pistola de pulverización HGP

Se trata de una pistola de pulverización HVLP a presión y de gravedad que se usa con un vaso rígido a presión tipo H/O para favorecer una aplicación excepcional de revestimientos de alta viscosidad. El kit contiene una pistola de pulverización HGP y cuatro boquillas (dos boquillas 1,8 mm y dos de 2,0 mm).



- Ofrece las mismas prestaciones que una pistola de pulverización presurizada nueva, pero por un precio mucho más asequible.
- El kit contiene 1 pistola de pulverización y 4 cabezales atomizadores.
- Úselo con el vaso rígido pequeño a presión tipo H/O de PPS™ 3M™ (PN16121).

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100137847	PN16587	3M™ Accuspray™ Kit de la pistola de pulverización HGP, 16587	1	Kit	1	1

# 3M™ Accuspray™ Pistola de pulverización HG14

La pistola de pulverización 3M™Accuspray™ es idónea para las aplicaciones que precisan del uso de un cabezal atomizador de 1,4 mm. Las pistolas de pulverización 3M™ Accuspray™ funcionan como pistolas de primera calidad, pero tienen un precio mucho más asequible.

También pueden usarse con boquilla 1,8 mm o 2,0 mm, según la tarea en cuestión.



- Ofrece las mismas prestaciones que una pistola de pulverización nueva, pero por un precio mucho más
- Permite aumentar la productividad y reducir el uso de revestimiento.
- Maximice las ventajas que ofrece el sistema de PPS™ 3M™.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100021016	16577	3M <sup>™</sup> Accuspray <sup>™</sup> Pistola de pulverización HG14, 16577	1	Kit	1	1

# 3M™ Accuspray™ Boquilla desechable para 3M™ PPS™ Serie 2.0

La boquilla 3M™ Accuspray™ de la serie PPS™ 2.0 es una pieza de recambio aprobada de 3M que puede usarse con cualquier pistola 3M™ Accuspray™. Este producto está diseñado para usarse exclusivamente con artículos de la serie 3M™ PPS™ de 2.0.



- Para usarse solo con productos de la serie 3M™ PPS™ 2.0
- Utilícelo en diversas tareas como imprimaciones de húmedo sobre húmedo, recubrimientos de imprimaciones, revestimientos base, revestimientos superficiales, lacados, adhesivos y algunos barnices
- Combinelo con cualquier pistola 3M™ Accuspray™.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100141417	PN26614	3M <sup>™</sup> Accuspray <sup>™</sup> Boquilla desechable para 3M <sup>™</sup> PPS <sup>™</sup> Serie 2.0, naranja, 1,4 mm, 26614	6	Pack	1	6
7100141414	PN26620	3M <sup>™</sup> Accuspray <sup>™</sup> Boquilla desechable para 3M <sup>™</sup> PPS <sup>™</sup> Serie 2.0, roja, 2,0 mm, 26620	6	Pack	1	6
7100141416	PN26618	3M <sup>™</sup> Accuspray <sup>™</sup> Boquilla desechable para 3M <sup>™</sup> PPS <sup>™</sup> Serie 2.0, transparente, 1,8 mm, 26618	6	Pack	1	6



# 3M<sup>™</sup> Accuspray<sup>™</sup> Boquilla

Las boquillas Accuspray™ de 3M™ están diseñadas específicamente para usarse con pistolas de pulverización Accuspray™ de 3M™. Esta selección de boquillas sustituibles permite aplicar de forma increíblemente rápida y eficiente materiales de viscosidad, baja, media y alta con una única pistola. Los técnicos simplemente deben retirar y sustituir la boquilla para obtener el rendimiento de una nueva pistola de pulverización cuando lo necesiten. Las boquillas se pueden limpiar y reutilizar fácilmente. No es compatible con productos de la serie 3M™ PPS™ 2.0.



- Selección de boquillas sustituibles para aplicar revestimientos tanto de alta como de baja viscosidad
- Sustitución de boquillas rápida y sencilla: obtenga el rendimiento propio de una pistola de pulverización nueva cuando lo necesite
- Diseño transparente que permite ver fácilmente si la boquilla está limpia

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100017731	PN16612	3M™ Accuspray™ Boquilla, naranja, 1,4 mm, 16612	6	Kit	1	6
7000045543	PN16609	3M™ Accuspray™ Boquilla, roja, 2,0 mm, 16609	6	Kit	1	6
700000500	PN16611	3M <sup>™</sup> Accuspray <sup>™</sup> Boquilla, transparente, 1,8 mm, 16611	6	Kit	4	24

# 3M™ Accuspray™ Aguja para pistola de pulverización

El kit de boquillas 3M™ Accuspray™ es una pieza de repuesto original para las pistolas de pulverización 3M™ Accuspray™ Serie 05, diseñado para ofrecer un óptimo rendimiento en la aplicación de materiales de acabado y pintura para automóviles.



- Pieza de repuesto de 3M autorizada
- Una pieza fundamental para obtener una aplicación de fluido uniforme con las pistolas de pulverización de 3M
- El kit recupera un rendimiento óptimo

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000071803	PN16571	3M™ Accuspray™ Aguja para pistola de pulverización, 16571	10	Unidad	1	10

# 3M™ Filtro de papel cónico

Los filtros de papel cónicos 3M™ se utilizan para filtrar partículas de gran tamaño en líquidos.

- Un solo uso
- Fácil de usar
- Disponible en mallas de 125 y 190 micras



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000097470	PN50412	3M™ Filtro de papel cónico, 125 µm, 50412	1000	Unidad	100	1000
7000097469	PN50411	3M™ Filtro de papel cónico, 190 μm, 50411	1000	Unidad	100	1000



# 3M™ Tapa para vaso de mezcla

Tapas de plástico transparentes que se adaptan al tamaño de vaso mezclador 3M™ correspondiente.

- Material transparente
- Redondo
- Varios tamaños para ajustarse a los vasos mezcladores



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000033083	PN50406	3M™ Tapa para vaso de mezcla, 365 ml, 50406	180	Unidad	1	180
7000033084	PN50407	3M™ Tapa para vaso de mezcla, 870 ml, 50407	180	Unidad	1	180
7000033085	PN50408	3M™ Tapa para vaso de mezcla, 1550 ml, 50408	180	Unidad	1	180
7000033086	PN50409	3M™ Tapa para vaso de mezcla, 2300 ml, 50409	180	Unidad	1	180

### 3M™ Vaso de mezcla

Los vasos mezcladores 3M™ están disponibles para mezclar y almacenar pintura, imprimaciones y barnices.

- Idóneos para mezclar y almacenar imprimaciones, pintura o barnices.
- Guía de proporciones impresa en los vasos
- Material transparente



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000032397	PN50402	3M™ Vaso de mezcla, 365 ml, 50402	90	Unidad	1	90
7000033080	PN50403	3M™ Vaso de mezcla, 870 ml, 50403	90	Unidad	1	90
7000033081	PN50404	3M™ Vaso de mezcla, 1550 ml, 50404	90	Unidad	1	90
7000033082	PN50405	3M™ Vaso de mezcla, 2300 ml, 50405	90	Unidad	1	90

# 3M™ Pistola de pulverización por succión

La pistola por succión 3M™ es un aplicador de revestimientos antigravilla y del chasis.

- Se utiliza para revestimientos antigravilla y del chasis
- Aplicación fluida de revestimientos
- Se utiliza con un litro o kilogramo de botes de revestimiento



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000041350	PN08996	3M™ Pistola de pulverización por succión, 08996	1	Unidad	1	1



# 3M™ Pistola aplicadora por aire comprimido

Alcance las zonas de difícil acceso gracias a la pistola aplicadora por aire comprimido 3M™. Nuestra pistola aplicadora especial tiene un diseño robusto de metal pensado para la penetración profunda de cera protectora en cavidades.



- Pulverice revestimientos de cera protectora en zonas de difícil acceso
- Herramienta idónea para la penetración profunda de cera protectora en cavidades
- Fabricación robusta en metal

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000070302	PN08997	3M™ Pistola aplicadora por aire comprimido, pistola para cavidades, 08997	1	Unidad	1	1

# Sistemas de vasos de pulverización

Focus

### 3M™ PPS™ Serie 2.0 Kit

Los kits de la serie 3M™ PPS™ 2.0 constituyen nuestro sistema de preparación de pintura desechable de nueva generación y el de más alto rendimiento para mezclar, medir, filtrar, pulverizar en cualquier dirección (gira 360°) y proteger los revestimientos cuando no se usen. Cada kit de tapas y vasos contiene 50 tapas desechables con anillos integrados y los filtros de diámetro completo, 50 vasos desechables, 1 cazoleta reutilizable y 32 tapones de sellado.



- El sistema de vaso desechable de 3M más limpio que existe: La serie PPS™ 2.0 de 3M™ es una solución completa de vaso desechable para medir mezclar, filtrar y pulverizar.
- Un tamaño de vaso para cada reparación: Disponible en 4 tamaños: Mini (200 ml), midi (400 ml), estándar (650 ml) y grande (850 ml).
- Anillos de fijación integrados en las tapas para ayudar a reducir la acumulación de pintura y cualquier contaminación posible.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100298480	26030	3M <sup>™</sup> PPS <sup>™</sup> Serie 2.0 Kit, estándar, 650ml, 80 μm, 26030	1	Kit	1	1
7100298479	PN26026	3M™ PPS™ Serie 2.0 Kit, estándar, 650ml, 125 μm, 26026	1	Kit	1	1
7100298662	PN26000	3M <sup>™</sup> PPS <sup>™</sup> Serie 2.0 Kit, estándar, 650 ml, 200 μm, 26000	1	Kit	1	1
7100298483	PN26740	3M <sup>™</sup> PPS <sup>™</sup> Serie 2.0 Kit, grande, 850 ml, 125 μm, 26740	1	Kit	1	1
7100298481	PN26024	3M™ PPS™ Serie 2.0 Kit, grande, 850 ml, 200 μm, 26024	1	Kit	1	1
7100298050	PN26312	3M™ PPS™ Serie 2.0 Kit, midi, 400 ml, 125 μm, 26312	1	Kit	1	1
7100298482	PN26112	$3M^{\tiny{\text{TM}}}$ PPS $^{\tiny{\text{M}}}$ Serie 2.0 Kit, midi, 400 ml, 200 μm, 26112	1	Kit	1	1
7100300758	PN26752	3M™ PPS™ Serie 2.0 Kit, mini, 200 ml, 125 μm, 26752	1	Kit	1	1
7100298783	PN26114	3M™ PPS™ Serie 2.0 Kit, mini, 200 ml, 200 μm, 26114	1	Kit	1	1



Focus

### 3M™ PPS™ Serie 2.0 Cazoleta

Cazoleta rígida de la serie 3M™ PPS™ 2.0 que sujeta y mantiene el vaso desechable de la serie 3M™ PPS™

- Un tamaño de vaso para cada reparación: El sistema de vaso de pulverización de la serie PPS™2.0 de 3M™ está disponible en 4 tamaños: Mini (200 ml), midi (400 ml), estándar (650 ml) y grande (850 ml).
- Cazoletas rígidas reutilizables con ventanas transparentes para que rellenar sea una tarea más sencilla al sujetar el envase mientras quita la tapa.
- La ventana también permite saber cuánto material queda durante el trabajo de pulverizado. Proporciona una visión vertical que ayuda a asegurarse de que los materiales se mezclen de manera uniforme; es ideal para metalizados y perlados.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100134300	PN26001	3M™ PPS™ Serie 2.0 Cazoleta, estándar, 650 ml, 26001	4	Caja	1	4
7100134388	PN26023	3M™ PPS™ Serie 2.0 Cazoleta, grande, 850 ml, 26023	4	Caja	1	4
7100134611	PN26122	3M™ PPS™ Serie 2.0 Cazoleta, midi, 400 ml, 26122	4	Caja	1	4
7100134394	PN26115	3M™ PPS™ Serie 2.0 Cazoleta, mini, 200 ml, 26115	4	Caja	1	4

### 3M™ PPS™ Serie 2.0 Tapa

Estas tapas de recambio son compatibles con los envases y vasos de la serie PPS™ 2.0 de 3M™. Cada caja contiene 50 tapas con filtros de 200 o 125 micrones.



- Anillos de fijación integrados en las tapas que ayudan a reducir la acumulación de pintura y cualquier contaminación posible.
- Mayor fluidez y calidad del flujo: El nuevo diseño en cúpula de las tapas estándar y grandes permite que queden hasta 90 ml de material bajo el filtro y permite pulverizar material filtrado cuando lo desee, lo que reduce irregularidades en la pulverización causadas por burbujas de aire y chisporroteos.
- Una boquilla más ancha para líquidos y un filtro de diámetro completo para un filtrado de máxima cali-

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100134286	PN26199	3M™ PPS™ Serie 2.0 Tapa, estándar y grandes, 125 μm, 26199	1	Kit	1	1
7100134284	PN26200	3M™ PPS™ Serie 2.0 Tapa, estándar y grandes, 200 μm, 26200	1	Kit	1	1
7100134612	PN26205	3M <sup>™</sup> PPS <sup>™</sup> Serie 2.0 Tapa, midi y mini , 125 μm, 26205	1	Kit	1	1
7100134285	PN26204	3M <sup>™</sup> PPS <sup>™</sup> Serie 2.0 Tapa, midi y mini , 200 µm, 26204	1	Kit	1	1





# Se ha diseñado para ofrecer el máximo rendimiento.

3M™ PPS™ Serie 2.0 es nuestro sistema de preparación de pintura más avanzado. Está repleto de características que le ayudarán a perfeccionar sus trabajos de pintura.

# Tapa en forma de cúpula con filtro de diámetro completo

Al haber más pintura por debajo del filtro, mejora la fluidez y la uniformidad, al tiempo que se reducen las salpicaduras de principio a fin.

# Nueva cazoleta en cada kit de tapas y vasos desechables

Comience con una cazoleta rígida limpia con más frecuencia para reducir la acumulación de pintura. Las proporciones y marcas de llenado de la cazoleta eliminan la necesidad de utilizar cazoletas de mezcla tradicionales.

#### Tapón de sellado incluido

Permite sellar y proteger los recubrimientos boca abajo con mayor estabilidad mientras no se utilizan. Permite utilizar menos tapas manteniendo los filtros húmedos.



Amplio adaptador con cuatro puntos de conexión Máxima estabilidad durante la pulverización. Facilita la limpieza.

# Sistema de cierre de tapa de cuarto de vuelta

Está disponible con cada tapa. Se mantiene más limpio. Se cierra con mayor rapidez. Menos piezas a las que prestar atención.

#### Ventana de acceso

Permite al pintor sujetar el vaso desechable para extraer la tapa de forma más limpia y sencilla para rellenar el sistema. También facilita la comprobación de los niveles de pintura.



# 3M™ PPS™ Serie 2.0 Sistema para preparación de pintura Elija la cazoleta que se adapte al trabajo.

Cuatro tamaños. Dos opciones de filtro. Cazoletas a presión H/O para materiales de alta viscosidad. Y kits opacos para recubrimientos UV. Puede tener una selección inigualable a su alcance. Además, los adaptadores 3M™ PPS™ Serie 2.0 son compatibles con casi todas las pistolas de pulverización del mercado.



Reparaciones puntuales o de 1 panel

Cazoletas mini:

ideales para áreas que requieran 200 ml o menos material.






Reparaciones de 2 paneles

Cazoletas midi:

ideales para áreas que requieran 400 ml o menos material, como los parachoques.






Reparaciones de 3 paneles

Cazoletas estándar:

ideales para áreas que requieran 650 ml o menos material.






Reparaciones de 4 paneles

Cazoletas grandes:

ideales para áreas que requieran 850 ml o menos material, como capas de lacado extensas.





Focus

# 3M™ PPS™ Serie 2.0 Adaptador

El adaptador 3M™ de la serie PPS™ 2.0 permite utilizar las pistolas de pulverización de pintura con la serie del sistema de preparación de pintura (PPS™) 2.0 de 3M™.




- El nuevo diseño del adaptador de la serie PPS™ 2.0 de 3M™proporciona una conexión de cuatro puntos y una plataforma más amplia de 360° para garantizar una conexión fiable y estable entre la tapa y pistola de pulverización.
- Estabilidad vaso-pistola mejorada.
- El adaptador de acero inoxidable presenta una durabilidad excepcional.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100116972	PN26032	3M™ PPS™ Serie 2.0 Adaptador, tipo S-2, 26032	10	Unidad	1	10
7100116970	PN26033	3M <sup>™</sup> PPS <sup>™</sup> Serie 2.0 Adaptador, tipo S-3, 26033	10	Unidad	1	10
7100145003	26035	3M™ PPS™ Serie 2.0 Adaptador, tipo S-5, 26035	10	Unidad	1	10
7100117060	26036	3M™ PPS™ Serie 2.0 Adaptador, tipo S-6, 26036	10	Unidad	1	10
7100150735	PN26038	3M™ PPS™ Serie 2.0 Adaptador, tipo S-8, 26038	10	Unidad	1	10
7100117057	PN26039	3M™ PPS™ Serie 2.0 Adaptador, tipo S-9, 26039	10	Unidad	1	10
7100135943	PN26022	3M™ PPS™ Serie 2.0 Adaptador, tipo S-12, 26022	10	Unidad	1	10
7100117058	26044	3M™ PPS™ Serie 2.0 Adaptador, tipo S-14, 26044	10	Unidad	1	10
7100135934	PN26102	3M <sup>™</sup> PPS <sup>™</sup> Serie 2.0 Adaptador, tipo S-16, 26102	10	Unidad	1	10
7100135925	PN26119	3M™ PPS™ Serie 2.0 Adaptador, tipo S-27, 26119	10	Unidad	1	10
7100117067	20480	3M <sup>™</sup> PPS <sup>™</sup> Serie 2.0 Adaptador, tipo S-31, 26480	10	Unidad	1	10
7100117041	PN20573A	3M™ PPS™ Serie 2.0 Adaptador, tipo S-40A, 20573A	10	Unidad	1	10
7100117068	PN20587	3M™ PPS™ Serie 2.0 Adaptador, tipo S-41, 20587	10	Unidad	1	10
7100116971	20677	3M™ PPS™ Serie 2.0 Adaptador, tipo S-43, 20677	10	Unidad	1	10

Focus

### 3M™ PPS™ 2.0 Kit UV

El kit UV de la serie PPS™ 2.0 3M™ es una versión negra y opaca del kit estándar de la serie PPS™ 2.0 3M™, diseñada para materiales de curación con luz ultravioleta.



- Mida, mezcle, filtre y pulverice con facilidad.
- Consiga tapas, vasos desechables y tapas de cierre negros.







# 3M™ PPS™ Serie 2.0 Vaso presurizado tipo H/O

La 3M™ PPS™ Cazoleta a presión de tipo H/O (alto rendimiento) es una cazoleta rígida presurizada que sujeta y sostiene las tapas y vasos desechables PPS™ 2.0 de 3M™, ofreciendo las ventajas y los beneficios de este innovador producto.



- Utilízala para sujetar las tapas y vasos desechables PPS™ 2.0 de 3M™ para el sistema de 3M™ PPS™ Cazoleta a presión de tipo H/O.
- Benefíciate también de las ventajas de trabajar con el sistema PPS™ de 3M™ para los revestimientos
- Perfecta para una gran variedad de materiales, ya sean líquidos o muy viscosos (espesos).

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100191753	26124	3M™ PPS™ Serie 2.0 Vaso presurizado tipo H/O, grande 850 ml/ standard 650 ml, 26124	2	Kit	1	2
7100202755	26121	3M™ PPS™ Serie 2.0 Vaso presurizado tipo H/O, midi 400 ml/mini 200 ml, 26121	2	Caja	1	2

# 3M™ PPS™ Soporte para pistola de pulverización

Almacene sus pistolas pulverizadores cuando no se utilicen en el soporte para pistolas pulverizadoras de PPS™ 3M™. Nuestro soporte ordenado garantiza la seguridad y accesibilidad. Es un accesorio útil diseñado para almacenar una, dos o cuatro pistolas pulverizadoras.



- Almacene la pistola pulverizadora en un lugar seguro
- Tenga los materiales a mano
- Reduzca los costes de mantenimiento debido a una reducción de los daños

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000032309	PN16025	3M™ PPS™ Soporte para pistola de pulverización, 16025	12	Unidad	1	12

# 3M™ PPS™ Dispensador

Organice su espacio de trabajo y manténgalo limpio con el dispensador 3M™ PPS™. El dispensador para el sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™ es una unidad de almacenamiento para montar en la pared, que permite acceder de forma sencilla a vasos desechables y tapas guardados apropiadamente. Es compatible con todos los tamaños de tapas y vasos desechables 3M™ PPS™ y con todos los productos de la serie 3M™ PPS™ 2.0.



- Dispensa suministros del sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™
- La recarga de suministros se realiza desde la parte superior
- Mantiene los suministros limpios, ordenados, organizados y libres de contaminación

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100042072	PN16299	3M™ PPS™ Dispensador, de tapas grande, estandar o midi, 16299	1	Unidad	1	1
7100041780	PN16219	3M™ PPS™ Dispensador, de vasos desechables grande, estandar o midi, 16219	1	Unidad	1	1
7100042777	PN16298	3M™ PPS™ Dispensador, de vasos desechables y tapas mini, 16298	1	Unidad	1	1



# 3M™ PPS™ Kit de vasos desechables y tapaderas

Cada kit de tapas y vasos desechables 3M™ PPS™ (primera versión, no compatible con los productos de la serie 3M™ PPS™ 2.0) contiene 50 (o 75) tapas desechables con filtros soldados que filtran la pintura durante el pulverizado, 50 vasos desechables y 24 tapones de sellado; están diseñados para usarse con el sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™. Los kits están disponibles en cuatro tamaños, para ajustarse a una amplia gama de trabajos, de grandes a pequeños. El sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™ es un sistema de pintura completo que permite al pintor medir, mezclar, filtrar y pulverizar materiales de pintura.



- Diseñado exclusivamente para usarse con productos 3M™ PPS™. No es compatible con productos de la serie 3M™ PPS™ 2.0.
- Los kits contienen tapas desechables con filtros de micras, vasos desechables y tapones de sellado
- Disponible para cazoletas y anillos 3M™ PPS™ en cuatro tamaños: desde 180 ml hasta 850 ml, para tareas que van desde reparaciones puntuales hasta de gran tamaño.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100062884	16000	3M™ PPS™ Kit de vasos desechables y tapaderas, estándar, 650 ml, 200 µm, 16000	1	Kit	1	1
7100067560	16026	3M™ PPS™ Kit de vasos desechables y tapaderas, estándar, 650 ml, 125 µm, 16026	1	Kit	1	1
7100067466	16740	$3M^{\!$	1	Kit	1	1
7100067538	16024	$3M^{\rm \tiny M}$ PPS $^{\rm \tiny M}$ Kit de vasos desechables y tapaderas, grande, 850 ml, 200 μm, 16024	1	Kit	1	1
7100069190	16312	$3M^{\!$	1	Kit	1	1
7100068959	16112	3M™ PPS™ Kit de vasos desechables y tapaderas, midi, 400 ml, 200 µm, 16112	1	Kit	1	1
7100067513	16752	$3M^{\rm \tiny M}PPS^{\rm \tiny M}$ Kit de vasos desechables y tapaderas, mini, 170 ml, 125 μm, 16752	1	Kit	1	1
7100067512	16114	3M™ PPS™ Kit de vasos desechables y tapaderas, mini, 170 ml, 200 µm, 16114	1	Kit	1	1

# 3M™ PPS™ Cazoleta y anillo de seguridad

Utilice nuestra gama de cazoletas y anillos PPS™ 3M™ para sujetar los vasos flexibles de PPS™ 3M™ en el sistema de preparación de pintura (PPS™). Está disponible en cuatro tamaños y permite al pintor medir, mezclar, filtrar y pulverizar materiales de pintura fácilmente.



- Las cazoletas y los anillos rígidos sirven de soporte a los vasos del sistema de preparación de pintura (PPS™) de 3M™.
- PPS™ de 3M™ es una solución desechable todo en uno para medir, mezclar, filtrar y pulverizar materiales de pintura
- El sistema permite al pintor pulverizar consistentemente a 90° sobre la pieza, independientemente de la orientación de la pieza (incluso bocabajo)

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100074831	16001	3M™ PPS™ Cazoleta y anillo de seguridad, estándar, 650 ml, 16001	4	Kit	1	4
7100074890	16023	3M™ PPS™ Cazoleta y anillo de seguridad, grande, 850 ml, 16023	4	Kit	1	4
7100074613	16122	3M™ PPS™ Cazoleta y anillo de seguridad, midi, 400 ml, 16122	4	Kit	1	4
7100074725	16115	3M <sup>™</sup> PPS <sup>™</sup> Cazoleta y anillo de seguridad, mini, 177 ml, 16115	4	Kit	1	4



# 3M™ PPS™ Adaptador

El adaptador de PPS™ 3M™ permite utilizar las pistolas de pulverización de pintura con el sistema de preparación de pintura (PPS™) de 3M™. Los adaptadores permiten a los pintores emplear el PPS™ con casi cualquier modelo de pistola de pulverización. Para usar este adaptador, retire el vaso de la pistola. Después, basta con enroscar el adaptador de PPS™ adecuado en ella.



- El adaptador posibilita el uso del sistema de preparación de pintura (PPS™) de 3M™ con pistolas de pulverización comunes.
- Los adaptadores permiten a los pintores emplear el PPS™ con casi cualquier pistola de pulverización.
- El adaptador de acero inoxidable presenta una durabilidad excepcional.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000034249	16032	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 2, 16032	10	Unidad	1	10
7000034250	16033	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 3, 16033	10	Unidad	1	10
7000083620	16034	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 4, 16034	10	Unidad	1	10
7000083621	16035	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 5, 16035	10	Unidad	1	10
7000034251	16036	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 6, 16036	10	Unidad	1	10
7000083622	16037	3M <sup>™</sup> PPS <sup>™</sup> Adaptador, tipo 7, 16037	10	Unidad	1	10
7000083623	16038	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 8, 16038	10	Unidad	1	10
7000034253	16039	3M <sup>™</sup> PPS <sup>™</sup> Adaptador, tipo 9, 16039	10	Unidad	1	10
7000034254	16042	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 12, 16042	10	Unidad	1	10
7000034255	16044	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 14, 16044	10	Unidad	1	10
7000045760	16046	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 15, 16046	10	Unidad	1	10
7000043152	16742	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 16, 16742	10	Unidad	1	10
7000045761	16105	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 21, 16105	10	Unidad	1	10
7000045762	16106	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 22, 16106	10	Unidad	1	10
7000083735	16754	3M <sup>™</sup> PPS <sup>™</sup> Adaptador, tipo 26, 16754	10	Unidad	1	10
7000118473	16119	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 27, 16119	10	Unidad	1	10
7000083912	16757	3M <sup>™</sup> PPS <sup>™</sup> Adaptador, tipo 27, 16757	10	Unidad	1	10
7000084247	50480	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 31, 50480	10	Unidad	1	10
7000084191	50458	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 32, 50458	10	Unidad	1	10
7000034487	5073A	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 40A, 5073A	10	Unidad	1	10
7000034387	50578	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 41, 50578	10	Unidad	1	10
7000084572	50677	3M™ PPS™ Adaptador, tipo 43, 50677	10	Unidad	1	10



### 3M™ PPS™ Kit recargable

Utilice el kit recargable 3M™ PPS™ como una versión rellenable del kit estándar 3M™ PPS™ para reponer pintura con rapidez y sencillez sin necesidad de retirar la cazoleta y el vaso de la pistola.

- Nuestro kit permite rellenar pintura de un modo rápido y sencillo sin retirar el vaso ni el envase de la pistola
- Incluye un filtro de 200 μ
- Si requiere procesos de 125 µ, utilice el filtro de colocación sencilla adicional (extra)

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100083560	16743	3M™ PPS™ Kit recargable, 650 ml, 200 µm, 16743	1	Kit	1	1



# 3M<sup>™</sup> PPS<sup>™</sup> Vaso presurizado (H/O) para pistola 3M<sup>™</sup> Accuspray<sup>™</sup>

La cazoleta a presión tipo H/O (alto rendimiento) de PPS™ 3M™ consta de un vaso rígido presurizado y un anillo que sujeta y mantiene las tapas y vasos desechables de PPS™ 3M™.

- Use la cazoleta a presión PPS™ como soporte para sujetar los vasos y tapas desechables PPS™.
- Consiga distintas texturas de revestimiento fácilmente.
- Benefíciese también de las ventajas de trabajar con el sistema PPS para los recubrimientos de protección.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000119727	PN16121	3M <sup>™</sup> PPS <sup>™</sup> Vaso presurizado (H/O) para pistola 3M <sup>™</sup> Accuspray <sup>™</sup> , Mini, 177 ml, 16121	4	Kit	1	4
7000119668	PN16124	3M™ PPS™ Vaso presurizado (H/O) para pistola 3M™ Accuspray™, grande, 16124	2	Unidad	1	2



Cada vez que un vehículo sale de su taller, es una oportunidad para mostrar su pasión y dominio del acabado de automóviles. Gracias a los productos y soluciones de acabado 3M, reconocidos mundialmente por sus calidades e innovaciones, puede estar seguro de realizar un trabajo más rápido, limpio y profesional; que le garantiza mayor productividad, rentabilidad y la seguridad de que devolverá un vehículo a su propietario tal y como salió del concesionario.

# Procedimiento operativo estándar

SEGURIDAD PERSONAL

Máscara de partículas de confort P3











#### Seleccione el paso 1a, 1b o 1c según el tamaño de su reparación. Luego continúe con el paso 2 (desbastado) y el paso 3 (abrillantador).

defectos de lijado 1a

Pequeños defectos de la zona de lijado la zona de lijado

de superficie grande

Lijado de defectos



► Quite la mota con un disco 3M™ Finesse-it™ Trizact™ de grano 3000 en la herramienta quitamotas.

Reduzca los arañazos con el disco de espuma 3M™ Trizact™ de grano 8000, 75 mm, en una lijadora orbital.

Lije la zona con un disco abrasivo de acabado de soporte de film púrpura

Afine los arañazos con una lijadora de doble acción y un disco de espuma 3M™ Trizact™, grano 3000, 3"" (75 mm). Utilice el disco enhúmedo con un

Limpie el panel. Si los arañazos aún son visibles, continúe afinando.

3M™ Hookit™ 260 L, grano P1500, 3"" (75 mm). Utilice el disco con un interfaz.

Elimine todos los defectos del panel y haga coincidir la textura con los paneles

Proceda directamente al paso de pulido.

interfaz. Lije cada zona de 4 a 6 veces.

adyacentes del fabricante original. Limpie el panel.



Disco 466LA Trizact™ A5 3000



Festool LEX 3 77



3M™ Trizact™ Disco de espuma 8000, 75 mm

3M™ Minilijadora orbital, presión de aire



3M™ Hookit™ Disco de acabado con



soporte de film púrpura 260L, 3"" (75 mm) 3M™ Trizact™ Disco de espuma 3000, 3"" (75 mm)



Festool LEX 3 77





Interface de lijado Festool



3M™ Hookit™ Disco de acabado con soporte film púrpura 260L, 6"" (150 mm)



3M™ Trizact™ Disco de espuma 3000, 6™ (150 mm)



Festool LEX 3 150/5






Interface de lijado Festool








Lije la zona con un disco abrasivo de acabado de soporte de film púrpura 3M™ Hookit™ de 260 L, grano P1500 - P2000, 6"" (150 mm). Utilice el disco con un interfaz. Elimine todos los defectos del panel y haga coincidir la textura con los paneles adyacentes del fabricante original. Limpie el panel.



Limpie el panel. Si los arañazos aún son visibles, continúe afinando.









- Utilice un paño ultrasuave de alto rendimiento 3M™ Perfect-It™ para eliminar la película residual de la superficie. Si quedan arañazos/defectos, aplique 4 gotas de pulimento a la boina y continúe puliendo.
- Asegúrese de que todos los arañazos se hayan eliminado por completo. Inspeccione la superficie rociando con el pulverizador de control de acabados 3M™ Perfect-It™ y frótela con un paño de microfibra limpio.
- Nota: Limpie las boinas a menudo con un cepillo acondicionador para un rendimiento óptimo.



3M™ Perfect-It™ Desbastado de corte rápido para sistema rotorbital



3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de lana dura para sistema rotorbital, 5"" (130 mm) o 6"" (150 mm)



3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de lana media para sistema rotorbital, 5"" (130 mm) o 6"" (150 mm)



3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de espuma para sistema rotor 5"" (130 mm) o 6"" (150 mm)



3M™ Perfect-It™ Pulidora rotorbital, 15 mm o 21 mm



3M™ Perfect-It™ Paño ultrasuave -Alto rendimiento



3M™ Perfect-It™ Pulverizador de control de acabados



- Aplique el pulimento a la boina en un círculo cerca del borde de la boina. Cuando se aplica el pulimento a una nueva boina, se recomienda comenzar con el ajuste de velocidad 1 durante unos segundos, para asegurar que la boina se carque uniformemente con el pulimento antes de comenzar la tarea.
- Coloque la boina plana sobre la superficie y comience en el ajuste de velocidad 2 para esparcir el pulimento. Aumente la velocidad según sea necesario. Aplique una presión mínima siguiendo un patrón cruzado norte/sur, este/oeste para eliminar marcas circulares/defectos.
- Pula zonas pequeñas cada vez. Se recomienda una superficie de aproximadamente 2'x2' (60 cm x 60 cm) para garantizar la eliminación adecuada de marcas circulares/defectos.
- Utilice un paño ultrasuave de alto rendimiento 3M™ Perfect-It™ para eliminar la película residual de la superficie. Si quedan marcas circulares/defectos, aplique 4 gotas de pulimento a la boina y continúe puliendo.



3M™ Perfect-It™ Abrillantador para



3M™ Perfect-It™ Boina de pulido para sistema rotorbital 5"" (130 mm) o 6"" (150 mm)



3M™ Perfect-It™ Pulidora rotorbital, 15 mm o 21 mm



3M™ Perfect-It™ Paño ultrasuave -

#### 3M España, S.L.

Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25

www.3m.com.es/reparacionautomovil



Para obtener información adicional, incluyendo información importante sobre la seguridad y la garantía, en relación con los productos de posventa de automoción de 3M, visite: www.3m.com.es/aad-info

3M, Finesse-It, Trizact, Hookit y Perfect-It son marcas registradas de 3M. Recicle, por favor. © 3M 2023. Todos los derechos reservados.

powered by



# Sistema de acabado rotorbital 3M™ Perfect-It™





el pulido.

# OSO

#### Presentamos el sistema de acabado rotorbital 3M™ Perfect-It™

- Un conjunto de herramientas, boinas y pulimentos de calidad profesional
- Rediseñado para el sector de la reparación del automóvil.
- Una herramienta de pulido fácil de usar.
- Líquidos y boinas especialmente formulados
- Se acabó el miedo a los hologramas, los excesos de calentamiento u otros problemas habituales de los sistemas tradicionales de acabado giratorio.

### Es la redefinición del acabado de pintura.

### 3M™ Pulidora rotorbital

- Diseño de herramienta cómodo y fácil de usar
- Bien equilibrada y fácil de operar





### 3M™ Boinas para sistema rotorbital

- Sistema de anclaje 3M™ Hookit™ de un solo lado para facilitar los cambios
- Boinas de abrillantado y pulido disponibles en tamaños de 130 mm (5 pulgadas) y 150 mm (6 pulgadas)



### 3M™ Desbastado y abrillantador para sistema rotorbital

- El color de la tapa de la botella coincide con el del líquido que contiene y con el de la boina sobre el que se debe aplicar
- Eficaz en una gama de acabados de pintura y barnizado

**VENTAJAS** 

Acabado uniforme sin marcas circulares



La pulidora rotorbital 3M™ Perfect-It™ previene los hologramas, gracias a nuestros líquidos y boinas de pulido y abrillantado.

Evite calentamientos y repeticiones



Experiencia sin miedo a producir exceso de calentamiento en sus paneles recién pintados. Sin necesidad de volver a la cabina, sin interrupciones en el tiempo de ciclo y sin pérdida de confianza en el trabajo.

Sin necesidad de ser experto en pulido



Tanto si es pintor o se encarga de los acabados como si es un principiante o un profesional experimentado, el sistema de acabado rotorbital 3M™ Perfect-It™ está diseñado para ofrecerle un resultado refinado y uniforme.

#### Soluciones de Pulimento abrasivo / Afinado de microarañazos Eliminación de defectos Refinado de arañazos acabado de 1 pintura rotorbital Proceso rotorbital Ideal para: ciente y antigua Todos los tipos de barniz Reparación de panel completo y de áreas pequeñas

3M™ Finesse-It™ Disco de acabado fino, 32 mm P3000

### Rotorbital en un paso

- Ideal para:
   Pintura reciente y antigua
   Todos los tipos de barniz
- Reparaciones pequeñas y

#### Reparación rotorbital de puntos

- Todos los tipos de barniz Para mantener las áreas





















Eliminación de

hologramas

No necesario

(un paso menos)

No necesario

#### **SEGURIDAD PERSONAL**









Reutilizable en genera



Guantes de seguridad



Pequeños defectos de lijado



► Quite la mota con un disco de film 3M™ Finesse-it™ Trizact™ de 32 mm y grano 3000 en la herramienta quitamotas.



Discos A5 466LA



Minilijadora orbital 3M™,



Reduzca los arañazos con el disco de acabado fino 3M™ Trizact™ 443SA, de grano 8000, 75 mm, en una lijadora orbital.



Discos de acabado fino 3M™ Trizact™ 8000



Festool LEX 3 77

Derectos del área de lijado



Lije la zona con el disco abrasivo de acabado de soporte de film púrpura 3M™ Hookit™ de 260 L, grano P1500 - P2000.



3M™ Hookit™ 260L+



Festool LEX 3 150



Interface de lijado Festool



- ▶ Reduzca los arañazos con el disco de acabado fino 3M™ Trizact™ 443SA, de grano 3000, 150 mm, en una lijadora orbital.
- ► Reduzca los arañazos con el disco de acabado fino 3M™ Trizact™ 443SA, de grano 8000, 150 mm, en una lijadora orbital.



Discos de acabado fino 3M™ Trizact™ 3000



Discos de acabado fine



- ► Agregue una pequeña cantidad de material de acabado en 1 paso 3M™ Perfect-It™ a una boina de espuma púrpura en la pulidora giratoria.
- Pula con un patrón de solapamiento y con velocidad de rotación: 600-1400 rpm.
- Al pulir, trate de mantener siempre la boina plana sobre la superficie para evitar saltos. Reduzca la presión hacia el final de la etapa de abrillantado para permitir una limpleza fácil.

Nota: Cuanto más blando sea el recubrimiento, menor será la temperatura y más bajo el número de RPM.



Material de pulido en 1 paso 3M™ Perfect-It



Boina de pulido d espuma púrpura ondulada 3M™



Boina de pulido de espuma púrpura, de conexión rápida ondulada y de



año ultrasuave Festoo e microfibra de SHINE to rendimiento RAP 15





 Si los arañazos de lijado del primer paso de pulido siguen siendo visibles después de inspeccionar la superficie, repita el paso de pulido.

Nota: Es importante asegurarse de eliminar todos los arañazos de lijado en este paso para evitar que reaparezcan al final del proceso de pulido.



Espray de control de



Ravetas profesionales para paneles 3M





- Vuelva a pulir la zona para garantizar un acabado muy brillante, sin necesidad de poner más pulimentos en la boina.
- Pula el área y los alrededores con un patrón de solapamiento con 600-1400 rpm de velocidad de rotación.
- Mantenga la boina de pulido plana sobre la superficie, reduciendo la presión hacia el final del paso de pulido, para garantizar un acabado uniforme y brillante.
- Limpie cualquier exceso de pulimento e inspeccione el área. La mayoría de colores ya quedan bien así.
- Para colores críticos (muy oscuros o negro), elimine los hologramas con el pulimento 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE y las boinas de pulido azul.



Material de pulido en 1 paso 3M™ Perfect-It™



Boina de pulido d espuma púrpura ondulada 3M™ Perfect-It™ Hook



Boina de pu espuma púr conexión rá ondulada y



3M™ Perfect-It™ Alto rendimiento rosa Paño ultrasuave de microfibra



# Proceso de pulido 3M Código de Colores

#### SEGURIDAD PERSONAL

Mascarilla de partículas de confort P3









Pequeños defectos de lijado

área de lijado

**Defectos del** 



► Quite la mota con un disco de film 3M™ Finesse-it™ Trizact™ de 32 mm y grano 3000 en la herramienta quitamotas.









▶ Reduzca los arañazos con el disco de acabado fino 3M™ Trizact™ 443SA, de grano 6000, 75 mm, en una lijadora orbital.



Disco de acabado fino 3M™ Trizact™ 6000, 75 mm



Festool LEX 3 77



► Lije la zona con el disco abrasivo de acabado de soporte de film púrpura 3M™ Hookit™ de 260 L, grano P1500 - P2000.



3M™ Hookit™ 260L+





Interface de lijado



- Lije la zona con el disco de acabado fino 3M™ Trizact™ 443SA, grano 3000, 150 mm, en una lijadora orbital.
- ▶ Reduzca los arañazos con el disco de acabado fino 3M™ Trizact™ 443SA, de grano 6000, 150 mm, en una lijadora orbital.



co de acabado fino 3M™ zact™ 3000, 150 mm



Disco de acabado fino 3M™ Trizact™ 6000, 150 mm



- Añada una pequeña cantidad de 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme sobre la boina de espuma verde en la pulidora
- Pula con un patrón de solapamiento y con velocidad de rotación: 600-1400 rpm
- Al pulir, trate de mantener siempre la boina plana sobre la superficie para evitar saltos. Reduzca la presión hacia el final del paso de abrillantado para permitir una limpieza fácil.

Nota: Cuanto más blando sea el recubrimiento, menor será la temperatura y más bajo el número de RPM.







Paso de pulido



 Si los arañazos de lijado del primer paso de pulido siguen siendo visibles después de inspeccionar la superficie, repita el paso de pulido.

Nota: Es importante asegurarse de eliminar todos los arañazos de lijado en esta etapa, para evitar que reaparezcan al final del proceso de lijado.







hologramas (opcional)



- Cambie la boina por una amarilla y añada una pequeña cantidad de 3M™ Perfect-It™ Extra-Fine Plus sobre la boina.
- Pula el área y los alrededores siguiendo un patrón de solapamiento con 600-1400 rpm de velocidad de rotación
- Procesamiento: mantenga la boina de pulido plana en la superficie para un acabado brillante y reduzca la presión al final del paso de pulido.
- Limpie cualquier exceso de pulimento e inspeccione el área. La mayoría de colores ya quedan bien así.





Boina de pulido amarilla, de conexión rápida, ondulada y de doble cara 3M™ Perfect-l™



Bayeta de alto rendimiento 3M™ Perfect-It™



- ► Añada 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE a la boina de espuma
- Procesamiento: pula a velocidad reducida, con un patrón de solapamiento que cubra generosamente toda la zona.
- Limpie los residuos de pulimento con la bayeta extrasuave azul de alto rendimiento 3M™ Perfect-lt™ para evitar generar nuevos microarañazos en la superficie.

Consejo: Mantenga la espuma de la boina de pulido siempre húmeda con pulimento, ya que eso crea una capa más uniforme de pulimento en la superficie y evita la generación de microarañazos de una boina seca.





Boina de pulido azul, de conexión rápida, ondulada y de doble cara 3M™ Perfect-It™



Bayeta de alto rendimiento 3M™ Perfect-It™

# Compuestos de pulido

Focus

# 3M<sup>™</sup> Perfect-It<sup>™</sup> Compuesto rotorbital

El compuesto rotorbital 3M™ Perfect-It™ es la fórmula de pulido de calidad profesional de corte rápido diseñada para nuestro sistema de pulido rotorbital 3M™. Úselo con las boinas de abrillantado 3M™ Perfect It™ para eliminar rápidamente las marcas de lijado de grano 3000 y más finas. Actúa sobre pinturas y barnices tanto frescos como curados.



- CORTE RÁPIDO: El compuesto rotorbital 3M™ Perfect-It™ elimina rápidamente las marcas de lijado de grano 3000 y más finas sin añadir marcas circulares, lo que facilita el trabajo de pulido.
- VERSÁTIL: Funciona muy bien en pinturas frescas y curadas para ayudarle a conseguir un acabado de gran calidad.
- MÁS LIMPIEZA: Su fórmula de fácil limpieza le permite pasar más rápido al siguiente trabajo.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100265273	34130E	3M <sup>™</sup> Perfect-It <sup>™</sup> Compuesto rotorbital, 473 ml, 34130E	12	Botella	1	12
7100264084	34131E	3M™ Perfect-It™ Compuesto rotorbital, 946 ml, 34131E	12	Botella	1	12

Focus

# 3M™ Perfect-It™ Desbastado de corte rápido Fast Cut Plus Extreme

3M™ Perfect-It™ Desbastado de corte rápido Fast Cut Plus Extreme es un desbastador líquido abrasivo de corte rápido diseñado para eliminar rápidamente los arañazos del lijado después del proceso de alisado o eliminación de motas con 3M 260L++ P1500 y, después, Trizact 3000. Se usa con la boina verde procedente de la gama de compuestos codificados por colores de 3M™.



- Rendimiento de corte excepcionalmente rápido
- Se necesita entre un 20 % y un 25 % menos de producto que con el Fast Cut+/XL estándar para pulir la misma área.
- Consigue un acabado muy brillante y de gran calidad

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100136343	51815	3M™ Perfect-It™ Desbastado de corte rápido Fast Cut Plus Extreme, 1kg 51815	12	Botella	1	12



# 3M™ Perfect-It™ Desbastado de corte rápido Fast Cut

Use el compuesto 3M™ Perfect It™ Fast Cut para eliminar arañazos tras los procesos de alisado o eliminación de motas (con el papel de lijado en húmedo 3M 260L P1200/P1500 o 3M Microfine 1500/2000).

- Use un compuesto de aplicación y limpieza sencillas.
- Consiga una acción rápida y eficaz.
- Consiga un acabado fino y muy brillante en combinación con un compuesto de seguimiento más refinado.

		-	ī
Н	٧,	-	1
		ed.	Ó
	E	-	đ
	100		ı
-	-		à

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100222053	PN09374N	3M™ Perfect-It™ Desbastado de corte rápido Fast Cut, 1 Kg, 09374	12	Botella	1	12

# 3M™ Perfect-It™ Compuesto de desbastado de gran poder de corte para Gelcoat

El Compuesto de Gran Poder de Corte para Gelcoat 3M™ Perfect-It™ restaura la belleza y elegancia de los barcos eliminando marcas de óxido y de desgaste, arañazos y otras manchas de la superficie del Gelcoat. Se trata de nuestro producto para Gelcoat con mayor rapidez de corte, que elimina arañazos y oxidación y deja un acabado brillante ideal para abrillantado y cera.



- Fórmula para Gelcoat con mayor rapidez de corte de 3M para eliminar la oxidación fuerte y los arañazos de lijado.
- La fórmula permanece húmeda durante más tiempo para aumentar la vida útil del producto y simplificar la limpieza.
- Adecuado para todas las superficies de Gelcoat, incluidos el sector de embarcaciones, los vehículos de uso recreativo y el ámbito industrial.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100085986	36102E	3M™ Perfect-It™ Compuesto de desbastado de gran poder de corte para Gelcoat, 946 ml, 36102E	12	Botella	1	12

# 3M™ Perfect-It™ Pulimento de corte medio + cera para gelcoat

El compuesto de desbastado medio con cera para revestimientos de gelcoat 3M™ Perfect-It™ combina una potencia de corte media con una cera resistente para conseguir un pulido abrasivo de revestimientos de gelcoat de calidad profesional en un solo paso. Elimina defectos profundos y arañazos de grado P1000 o inferior, y deja un acabado encerado brillante que ayuda a protegerlo.



- Fórmula de revestimiento de gelcoat de corte rápido de 3M para eliminar la oxidación y los arañazos de grado P1000 o inferior.
- Puede utilizarse para cortar, pulir y encerar en un solo paso, lo que permite ahorrar tiempo y dinero.
- La fórmula permanece húmeda durante más tiempo para aumentar la vida útil del producto y simplificar la limpieza.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100094557	36106E	3M <sup>™</sup> Perfect-It <sup>™</sup> Pulimento de corte medio + cera para gelcoat, 946 ml, 36106E	6	Botella	1	6

# Compuestos de abrillantado y acabado

Focus

### 3M™ Perfect-It™ Pulimento rotorbital

Consiga el mejor acabado posible en todas las pinturas y lacados con el pulimento rotorbital 3M™ Perfect-It™. Sus abrasivos y potenciadores de brillo avanzados consiguen un acabado uniforme de gran calidad. Diseñado para que lo utilicen con nuestra pulidora rotorbital 3M™ Perfect-It™ y la boina a juego los profesionales especializados en acabados de pintura que deseen un acabado impecable sin empañamientos ni marcas circulares, sea cual sea su nivel de experiencia.



- EL REPINTADO, REDEFINIDO: Olvídese de las marcas circulares y los empañamientos: dedique el tiempo de pulido a conseguir un acabado brillante impecable con el pulimento rotorbital 3M™ Perfect-It™, que forma parte del sistema de pulido rotorbital 3M™ Perfect-It™.
- RESULTADOS UNIFORMES: La combinación patentada de abrasivos y potenciadores del brillo avanzados permite obtener resultados predecibles y de gran calidad.
- FÁCIL DE USAR: El pulimento rotorbital 3M™ Perfect-It™proporciona un acabado muy brillante para los técnicos de todos los niveles de experiencia en los talleres profesionales de acabado y reparación de carrocería cuando se utiliza como parte del sistema de pulido rotorbital 3M™ Perfect-It™.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100265260	34133E	3M™ Perfect-It™ Pulimento rotorbital, 473 ml, 34133E	12	Botella	1	12
7100263832	34134E	3M™ Perfect-It™ Pulimento rotorbital, 946 ml, 34134E	12	Botella	1	12

# 3M™ Perfect-It™ Pulimento para sistema en 1 Paso

El material de acabado 3M™ Perfect-It™ Pulido en 1 Paso es un material de acabado de corte rápido y de alto rendimiento diseñado para eliminar arañazos de abrasivos 3M™ Trizact™ 8000 y arañazos más finos, que ofrece un acabado de un solo paso en la mayoría de los colores. Proporciona el corte de un pulimento desbastador y el acabado sin remolinos de un abrillantador.



- Elimina fácilmente los arañazos de 3M™ Trizact™ 8000 y deja un acabado brillante
- Después de utilizar 3M™ Trizact™ 8000, ofrece un acabado de un solo paso en la mayoría de los colores
- Su formulación húmeda permite prolongar el tiempo de trabajo sin que se seque

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100193753	PN33039	3M <sup>™</sup> Perfect-It <sup>™</sup> Pulimento para sistema en 1 Paso, 1 kg, 33039	12	Botella	1	12

Focus

### 3M™ Perfect-It™ Abrillantador extrafino Plus

El compuesto 3M™ Perfect-It™ abrillantador extrafino Plus sirve para obtener un acabado fino y se ha diseñado específicamente para pinturas transparentes resistentes a los arañazos.



- Elimine marcas de lijado suave y arañazos mayores ocasionados por el pulido intenso.
- Específico para sistemas modernos de pintura conbarniz resistente a los arañazos
- Producto principal del proceso de pulido con codificación por colores de 3M

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100224682	PN80349	3M™ Perfect-It™ Abrillantador extrafino Plus, 1I, 80349	12	Botella	1	12



Focus

### 3M™ Perfect-It™ Pulimento Ultrafina SE

Utilice el pulimento 3M™ Perfect-It™ Ultrafine SE con nuestras máquinas pulidoras para conseguir un acabado excepcional de gran brillo en los vehículos, sin dejar marcas circulares u hologramas. Está diseñado para utilizarse como última etapa en el proceso de codificación por color, a fin de ayudar a lograr el acabado definitivo y permitir una limpieza posterior rápida.



- Obtenga un acabado excepcional de gran brillo, sin dejar ninguna mancha.
- Limpieza rápida y sencilla.
- Use un producto de fácil manejo y sin apenas salpicaduras.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100224683	PN50383	3M™ Perfect-It™ Pulimento Ultrafina SE, 1I, 50383	12	Botella	1	12

# 3M™ Perfect-It™ Compuesto de pulido

El compuesto fino 3M™ Perfect-It™ es un compuesto menos dinámico de acción rápida que comparte fórmula química de 3M con el compuesto 3M™ Perfect-It™ Fast Cut y supone un gran segundo paso después de este, que es más dinámico.



- Utilice un producto versátil y fácil de usar que eligen los profesionales.
- Ofrece un acabado muy brillante.
- Fácil de limpiar de las superficies.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV	
7100095151	PN09375	3M™ Perfect-It™ Compuesto de pulido, 1 I, 09375	1	Botella	1	12	

### 3M™ Perfect-It™ Abrillantador

Utilice el pulimento para máquina 3M™ Perfect-It™ con las boinas de pulido de espuma 3M™ Perfect-It™ para eliminar rápidamente las marcas circulares ocasionadas por el pulido intenso y lograr un acabado muy brillante. Nuestro pulimento de alto rendimiento es fácil de usar y garantiza una limpieza rápida y eficaz.



- Pulimento de alto rendimiento
- Está diseñada para eliminar marcas circulares ocasionadas por el pulido intenso y otros defectos menores de las superficies.
- Manejo y limpieza sencillos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100095152	09376	3M™ Perfect-It™ Abrillantador, 1I, 09376	12	Botella	1	12




# 3M™ Cera protectora rosa

Aplique pulimento 3M™ Rosa a mano o con máquina para conseguir un profundo brillo sin manchas, además de una protección de cera y un acabado duraderos.

Nuestro pulimento no desteñirá ningún componente de caucho negro. Obtendrá una limpieza perfecta en zonas pequeñas y grandes. Resulta indispensable para cualquier kit de limpieza o restauración de vehículos.

- Cera de polímero de silicona para conseguir un alto brillo y una protección duradera.
- Muy fácil de limpiar cuando se trabaja con áreas grandes o pequeñas.
- Trabaje de forma eficaz y logre una limpieza sencilla en zonas pequeñas y grandes.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000083980	PN80345	3M™ Cera protectora rosa, 1 L, 80345	12	Botella	1	12



# 3M™ Perfect-It™ Protector de alto brillo

Utilice el líquido para un acabado esmaltado 3M™ Perfect-It™ para obtener un alto brillo y una protección duraderos en revestimientos y superficies con su pintura original que se hayan tratado con el sistema de acabado de pintura Perfect-it. Aplique nuestro abrillantador a mano con una bayeta suave o, si desea una mayor eficacia, a máquina con una lijadora de doble acción.



- Consiga un brillo y una protección duraderos en superficies con pintura original o nueva.
- Fácil de usar a mano o con máquina.
- Alto brillo.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100095153	09377	3M™ Perfect-It™ Protector de alto brillo, 1 I, 09377	12	Botella	1	12

### 3M™ Líquido matizante

Prepare de forma eficaz superficies de pintura nueva y retocada con el líquido matizante 3M™. Nuestra mezcla exclusiva de líquido de raspado y limpieza elimina muchos contaminantes diferentes de una vez: grasa, cera, resinas y siliconas. Deja un acabado mate uniforme.



- Emplee un agente de limpieza de aplicación rápida.
- Elimine grasa, ceras, resinas y siliconas de forma eficaz.
- Consiga un acabado mate uniforme.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100095763	PN09308	3M <sup>™</sup> Líquido matizante, 0.5 kg, 09308	12	Botella	1	12

### 3M™ Scuff-it™ Gel matizante

El gel matizante 3M™ Scuff-it™ es un gel de raspado y limpieza avanzado que se utiliza en la última etapa de la preparación, antes de pulverizar con pintura.



- Desengrasa, limpia y elimina rasguños en un único proceso.
- Fórmula basada en agua.
- Abrasión completa para una adhesión óptima de la pintura.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000083440	PN50018	3M <sup>™</sup> Scuff-it <sup>™</sup> Gel matizante, 700 g, 50018	12	Botella	1	12





# 3M™ Perfect-It™ Abrillantador + cera para gelcoat

El pulimento de desbastado suave con cera para revestimientos de gelcoat 3M™ Perfect-It™ tiene una fórmula diseñada para eliminar rápidamente oxidación media, pequeños arañazos, marcas circulares u otros defectos menores de los revestimientos de gelcoat. Este compuesto elimina arañazos de grado P1500 o inferior y deja un acabado encerado pulido sin marcas circulares, incluso en los difíciles revestimientos de gelcoat de colores oscuros.



- La fórmula para revestimientos de gelcoat de corte rápido de 3M, creada para eliminar la oxidación entre ligera y media y los arañazos, forma parte de una gama completa de productos 3M™ Perfect It™ para el acabado de revestimientos de gel.
- Elimina marcas circulares incluso en los difíciles revestimientos de gelcoat de colores oscuros.
- Puede utilizarse para cortar, pulir y encerar en un solo paso, lo que permite ahorrar tiempo y dinero.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100094555	36110E	3M™ Perfect-It™ Abrillantador + cera para gelcoat, 946 ml, 36110E	6	Botella	1	6

# 3M™ Perfect-It™ Abrillantador + pulimento para gelcoat

El abrillantador + pulimento para gelcoat 3M™ Perfect-It™ es un producto de pulido y abrillantado de calidad profesional, creado específicamente para aplicaciones con gel coat.

- Elimina arañazos P1000 y arañazos más finos sobre gel coat
- Deja un alto brillo y un acabado fino (incluso en el gel coat más oscuro)
- La fórmula se mantiene húmeda durante más tiempo para aumentar la vida útil del producto y simplificar la limpieza



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100237607	30344E	3M™ Perfect-It™ Abrillantador + pulimento para gelcoat, 946 ml, 30344E	6	Botella	1	6

# 3M™ Perfect-It™ Cera para barcos

La cera para barcos 3M™ Perfect-It™ es la última y brillante etapa para lograr un acabado verdaderamente profesional en barcos. Su mezcla de cera de carnauba brasileña pura, siliconas, polímeros y resinas da como resultado un brillo extraordinario y proporciona resistencia contra agentes externos. La fórmula de la cera líquida es fácil de aplicar, es eficaz incluso en superficies calientes y resulta segura para revestimientos de gelcoat, pintura, fibra de vidrio y metal.



- Excelente última etapa para cualquier proceso en el que se recomiende un acabado encerado.
- Contiene cera de carnauba para dejar un acabado encerado puro y brillante.
- Protege revestimientos de gelcoat, pintura, fibra de vidrio y metales contra agentes externos.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100094553	36113E	3M™ Perfect-It™ Cera para barcos, 946 ml, 36113E	6	Botella	1	6


# Boinas de pulido, abrillantado y acabado

Focus

# 3M™ Perfect-It™ Boina de lana de pulido rotorbital

Consiga el mejor acabado posible en una variedad de pinturas y barnices con la ayuda de las boinas de lana de pulido rotorbital 3M™ Perfect-It™. La boina, diseñada para trabajar con el sistema de pulido rotorbital 3M™ Perfect-It™, proporciona el corte que desea sin empañamientos, marcas circulares ni hologramas.

- EL REPINTADO, REDEFINIDO: Olvídese de las marcas circulares, los hologramas y el excesivo desgaste por sobrecalentamiento con las boinas de lana de pulido rotorbital 3M™ Perfect-It™ y el pulimento rotorbital 3M™ Perfect-It™ a juego.
- RESULTADOS UNIFORMES: Consiga un acabado prácticamente impecable, sin miedo a quemar los paneles recién pintados. Diseñada para no tener que volver a la cabina, sin interrupciones en el tiempo de ciclo y sin pérdida de confianza en el trabajo.
- DOS TAMAÑOS Y GRANOS: Disponible en diámetros de 130 mm (5") y 150 mm (6") de grano grueso y medio para adaptarse a la pulidora rotorbital 3M™ Perfect-It™.




Focus

# 3M™ Perfect-It™ Boina blanca de pulido de espuma rotorbital

Consiga el mejor acabado posible en una variedad de pinturas y barnices con la ayuda de la boina blanca de pulido de espuma rotorbital 3M™ Perfect-It™. La boina, diseñada para trabajar con el sistema de pulido rotorbital 3M™ Perfect-It™, proporciona el corte que desea sin empañamientos, marcas circulares ni hologramas.

- EL REPINTADO, REDEFINIDO: Olvídese de las marcas circulares, los hologramas y el excesivo desgaste por sobrecalentamiento con la boina blanca de pulido de espuma rotorbital 3M™ Perfect-It™ y el compuesto rotorbital 3M™ Perfect-It™ a juego.
- RESULTADOS UNIFORMES: Consiga un acabado prácticamente impecable, sin miedo a quemar los paneles recién pintados. Diseñada para no tener que volver a la cabina, sin interrupciones en el tiempo de ciclo y sin pérdida de confianza en el trabajo.
- CORTE RÁPIDO: La boina blanca de pulido de espuma rotorbital 3M™ Perfect-It™ elimina rápidamente las marcas de lijado de grano 3000 y más finas sin dejar marcas circulares, lo que facilita el trabajo de pulido.





Focus

# 3M™ Perfect-It™ Boina morada de pulido de espuma rotorbital

Consiga el mejor acabado posible en una variedad de pinturas y lacados con la boina morada de pulido de espuma rotorbital 3M™ Perfect-It™, parte del sistema de pulido rotorbital 3M™ Perfect-It™. Diseñada para los profesionales especializados en acabados de pintura que desean un acabado de gran calidad sin empañamientos ni marcas circulares, sea cual sea su nivel de experiencia.

- RESULTADOS UNIFORMES: Consiga un acabado prácticamente impecable, sin miedo a quemar los paneles recién pintados. Diseñada para no tener que volver a la cabina, sin interrupciones en el tiempo de ciclo y sin pérdida de confianza en el trabajo.
- FÁCIL DE USAR: Cuando se utiliza como parte del sistema de pulido rotorbital 3M™ Perfect-It™, la boina morada de pulido de espuma rotorbital 3M™ Perfect-It™ proporciona un acabado muy brillante a los técnicos de talleres profesionales de acabado y reparación de carrocería, sea cual sea su nivel de experiencia.
- RESISTENTE: Esta boina morada de espuma dura está diseñada para soportar el movimiento circular y
  oscilante de la pulidora rotorbital 3M™ Perfect-It™, al tiempo que es lo suficientemente flexible para
  seguir los contornos de un vehículo.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100286964	34123	3M™ Perfect-It™ Boina morada de pulido de espuma rotorbital, 130 mm, morada, 34123	6	Bolsa	1	6
7100286963	34127	3M™ Perfect-It™ Boina morada de pulido de espuma rotorbital, 150 mm, morada, 34127	6	Bolsa	1	6

# 3M™ Perfect-It™ Boina de pulido para sistema en 1 paso

La boina de espuma para acabado en un paso 3M™ Perfect-It™ es de color morado y es la de más alto rendimiento de nuestra línea. Es ideal para eliminar los arañazos ocasionados por el lijado con el disco abrasivo 3M™ Trizact™ 8000 en un solo paso. Se usa en combinación con 3M™ Perfect-It™ Famous Finish para conseguir excelentes resultados.



- Es ideal para su uso con 3M™ Perfect-It™ Famous Finish
- Se recomienda utilizarla a una velocidad de rotación de entre 800 y 1400 rpm para conseguir un rendimiento óptimo
- Su superficie ondulada reduce la generación de calor

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100203934	PN33033	3M™ Perfect-It™ Boina de pulido para sistema en 1 paso, morada, 80 mm, 33033	20	Unidad	4	20
7100205187	PN33042	3M <sup>™</sup> Perfect-It <sup>™</sup> Boina de pulido para sistema en 1 paso, morada, 150 mm, 33042	10	Unidad	2	10

Focus

### 3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de corte de espuma

Las boinas de pulido de corte de espuma 3M™ Perfect-It™ son las boinas de espuma de mayor rendimiento de 3M para alisar arañazos de arena, pulido a baja velocidad, eliminación de motas de pintura y mucho más. El patrón de la cara de espuma proporciona más contacto con la superficie, mantiene mejor el pulimento y reduce las salpicaduras. Las boinas de doble cara funcionan con adaptadores de conexión rápida 3M™ en pulidoras giratorias; las almohadillas de una cara funcionan con el sistema Hookit™ para facilitar los cambios.



- Nuestras boinas de pulido de corte de espuma de mayor rendimiento
- Funciona con los sistemas de enganche 3M™ Hookit™ y Quick Connect para facilitar los cambios
- La estructura de espuma retiene el pulimento y evita las salpicaduras para obtener resultados más rápidos y limpios

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100008771	PN05737	3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de corte de espuma, blanca, ondulada, 203 mm, 05737	6	Unidad	1	6
7000032308	09550	3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de corte de espuma, naranja, plana, 150 mm, 09550	10	Unidad	2	10
7100094551	PN50962	3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de corte de espuma, sistema de conexión rápida, verde, ondulada, 150 mm, 50962	6	Unidad	1	6
7100094455	PN50874	3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de corte de espuma, sistema de conexión rápida, verde, ondulada, 216 mm, 50874	6	Unidad	1	6
7100094458	PN50878	3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de corte de espuma, sistema de conexión rápida, verde, plana, 150 mm, 50878	6	Unidad	1	6
7000032139	PN50499	3M <sup>™</sup> Perfect-It <sup>™</sup> Boina de pulido de corte de espuma, verde, ondulada, 75 mm, 50499	20	Unidad	4	20
7000032137	PN50487	3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de corte de espuma, verde, plana, 150 mm, 50487	10	Unidad	2	10

Focus

### 3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de brillo de espuma

La boina de pulido de brillo de espuma 3M™ Perfect-it™ es una boina suave que se utiliza para pulir los arañazos finos creados por los pasos de abrillantado. La cara reticulada le proporciona una mayor superficie de contacto que las boinas de superficie plana sobre superficies contorneadas, minimiza la acumulación de calor durante el pulido y ayuda a eliminar las marcas circulares. También ayuda a que la boina retenga el pulimento y reduce las salpicaduras.



- Suaviza las superficies para la aplicación de pulimento 3M.
- La cara reticulada proporciona una superficie de contacto lisa, para un manejo uniforme en las curvas sin acumulación excesiva de calor.
- Elimina rápidamente las marcas circulares de abrillantado cuando se utiliza con el sistema codificado por colores 3M™ Perfect-lt™.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100003842	PN05738	3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de brillo de espuma, negra, ondulada, 203 mm, 05738	6	Unidad	1	6
7100094457	PN50879	3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de brillo de espuma, sistema de conexión rápida, amarilla, ondulada, 150 mm, 50879	6	Unidad	1	6

Focus

### 3M™ Perfect-It™ Boina de abrillantado Ultrafina

Nuestra boina de pulido ultrafina 3M™ Perfect-It™ permite eliminar marcas circulares en superficies pintadas, incluso en vehículos con colores oscuros y difíciles. Con una superficie única reticular que retiene el pulimento líquido, esta boina pule de manera uniforme sin dejar el exceso de pulimento que puede provocar ondulaciones en el acabado.



- Logre un acabado muy brillante en colores oscuros.
- Permite eliminar las marcas circulares y conseguir acabados muy brillantes.
- La superficie reticulada garantiza una buena superficie de contacto y retiene el pulimento.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000060159	PN50457	3M™ Perfect-It™ Boina de abrillantado Ultrafina, azul, ondulada, 75 mm, 50457	20	Unidad	4	20
7000032123	PN50388	3M <sup>™</sup> Perfect-It <sup>™</sup> Boina de abrillantado Ultrafina, azul, ondulada, 150 mm, 50388	10	Unidad	2	10
7000060134	50389	3M™ Perfect-It™ Boina de abrillantado Ultrafina, azul, ondulada, 203 mm, 50389	5	Unidad	1	5
7100094459	PN50880	3M™ Perfect-It™ Boina de abrillantado Ultrafina, sistema de conexión rápida, azul, ondulada, 150 mm, 50880	6	Unidad	1	6

Focus

### 3M™ Perfect-It™ Boina de abrillantado

Utilice la boina de pulido 3M™ Perfect-It™ para pulir de forma más precisa y suave, y conseguir un acabado excepcional de gran brillo de un modo más eficiente en las reparaciones. Permite lograr un acabado perfecto rápida y eficazmente.



- Consiga un acabado sin hologramas.
- Descubra la excelente relación calidad-precio que ofrece nuestro producto gracias a la espuma reticulada resistente y duradera.
- Consiga la máxima eficiencia en el pulido.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000061475	PN50536	3M™ Perfect-It™ Boina de abrillantado, amarilla, ondulada, 75 mm, 50536	20	Unidad	4	20
7000032138	PN50488	3M <sup>™</sup> Perfect-It <sup>™</sup> Boina de abrillantado, amarilla, ondulada, 150 mm, 50488	10	Unidad	2	10

### 3M™ Perfect-It™ Boina de abrillantado de alto brillo

Puede utilizar la 3M™ Perfect-It™ Boina de abrillantado para eliminar marcas circulares y sacar el máximo brillo durante la reparación de defectos de pintura.

- Elimine marcas circulares y arañazos
- Repare defectos de manera más sencilla y eficiente.
- Consiga la máxima eficiencia en el pulido.



# 3M™ Boina de pulido de brillo de lana

Utilice la 3M™ Boina de pulido de brillo de lana para eliminar rápidamente arañazos y marcas circulares durante reparaciones de carrocería y conseguir un acabado excepcional en todas las superficies, incluidos los composites. Nuestra boina de una sola cara con el sistema 3M™ Hookit™ se puede cambiar con rapidez. La boina de doble cara presenta una zona central firme y fácil de centrar que ofrece un contacto constante con las superficies.





- Elimine pequeños defectos en la pintura, incluidas las marcas circulares ocasionadas por el pulido inten-
- Logre un desbastado rápido para conseguir unos resultados eficientes y eficaces.
- Las boinas de doble cara con borde suave protegen la carrocería y las líneas de estilo.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100015449	PN05705	3M™ Boina de pulido de brillo de lana, 229 mm, doble cara, 05705	6	Unidad	1	6

### 3M™ Boina de pulido de corte de lana

Use la boina de pulido de corte de lana 3M™ con los compuestos y sistemas de fijación de 3M para pulir superficies pintadas, transparentes y compuestas. Puede elegir entre una boina completamente de lana o elaborada con un compuesto de lana 60/40 más fino para diversas tareas. Utilícela con nuestro sistema de acoplamiento Hookit™ para poder cambiarla con rapidez. Consiga un acabado perfecto.



- Elimine los arañazos que requieren un acabado abrasivo y otros defectos superficiales de la pintura.
- La boina de pulido de corte de lana es de desbastado rápido.
- El diseño de hilo de lana sin trenzar facilita el manejo en superficies grandes.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100015405	PN05704	3M™ Boina de pulido de corte de lana, doble cara, 203 mm, 05704	6	Unidad	1	6



# 3M™ Perfect-It™ Boina de pulido intenso de lana de baja pelusa

Emplee la boina de pulido intenso de lana con bajo desprendimiento de fibras 3M™ Perfect-It™, que presenta un alto rendimiento, para conseguir un resultado más preciso a la hora de reparar arañazos en acabados de vehículos, además de evitar los problemas del desprendimiento de fibras. Nuestra boina de doble cara y de desbastado rápido está fabricada íntegramente en lana con bajo desprendimiento de fibras y tiene un diseño que permite una fijación rápida. Combínela con los compuestos y el adaptador de desacoplamiento rápido 3M (05752/33271).



- Elimina los arañazos que requieren un acabado abrasivo y otros defectos superficiales de la pintura.
- Se puede fijar de forma rápida y sencilla a las pulidoras.
- Consiga la máxima eficiencia en el pulido.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100145353	33279	3M™ Perfect-It™ Boina de pulido intenso de lana de baja pelusa, sistema de conexión rápida, 230 mm, 33279	6	Unidad	1	6

Focus

# 3M™ Perfect-It™ Adaptador para sistema de conexión rápida

El 3M™ Perfect-It™ Adaptador de conexión rápida facilita la conexión y desconexión de boinas de pulido de doble cara en pulidoras giratorias. Nuestro adaptador de uso intensivo ahorra tiempo y esfuerzo en los talleres de carrocería del automóvil, porque permite cambiar las boinas de manera rápida y sencilla. Rosca de 5/8" o M14.



- Posibilita un cambio rápido de las boinas de pulido.
- Facilita el intercambio de boinas de pulido intenso y suave.
- Proporciona un acoplamiento fiable entre la boina y la pulidora.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100086812	PN33271	3M™ Perfect-It™ Adaptador para sistema de conexión rápida, M14, 33271	10	Unidad	1	10

# 3M™ Perfect-It™ Plato de pulido

el plato 3M™ Perfect-It™ se ha diseñado para una colocación sencilla, una extracción rápida y un centrado preciso de las boinas de pulido intenso o suave. Ideamos nuestro sistema de fijación 3M™ Hookit™ para estas boinas con el fin de aumentar la comodidad e impulsar la productividad gracias al cambio rápido de los discos abrasivos



- el plato sirve para sujetar las boinas de pulido intenso o suave de una sola cara.
- Acople con firmeza y extraiga fácilmente las boinas de pulido intenso o suave.
- Centre las boinas de pulido intenso o suave de forma precisa.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000038365	PN09553	3M™ Perfect-It™ Plato de pulido, rosca 15,8 mm (5/8 in), 09553	5	Unidad	1	5
7000038364	PN09552	3M™ Perfect-It™ Plato de pulido, rosca M14, 09552	5	Unidad	1	5

# 3M™ Perfect-It™ Plato para pulidora eliminación de motas

El 3M™ Perfect-It™Plato de soporte de pulidora está pensado para usarlo como plato de soporte para sistemas de pulido 3M de 75 mm.

- Funciona con el rango de códigos de color de las boinas de espuma 3M.
- Se emplea con la pulidora de motas 3M™ Perfect-It™.
- Plato de alta calidad.





# 3M™ Perfect-It™ Plato para pulidora rotorbital

Consiga los mejores resultados con el plato soporte para pulidora rotorbital 3M™ Perfect-It™ en su pulidora rotorbital 3M™ Perfect-It™. Estos platos ayudan a que las boinas de pulido y abrillantado rotorbital 3M™ Perfect-It™ permanezcan firmemente unidas a la pulidora para maximizar su productividad. Fijación sencilla con un solo tornillo.



- RESULTADOS ÓPTIMOS: El plato soporte para pulidora rotorbital 3M™ Perfect-It™ ayuda a que las boinas de abrillantado y pulido ofrezcan los mejores resultados cuando se utilizan con la pulidora rotorbital 3M™ Perfect-It™.
- FÁCIL DE PONER, SE MANTIENE FIRME: El plato soporte para pulidora orbital aleatoria 3M™ Perfect-It™ incluye el sistema de anclaje 3M™ Hookit™ para montar y fijar con rapidez las boinas de abrillantado y pulido, que así se mantienen firmemente en su sitio.
- INSTALACIÓN RÁPIDA: El plato soporte para pulidora rotorbital 3M™ Perfect-It™ se fija a la pulidora con un solo tornillo y una llave Allen.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100265259	34129	3M <sup>™</sup> Perfect-It <sup>™</sup> Plato para pulidora rotorbital, 150 mm, 34129	5	Unidad	1	5
7100265258	34128	3M™ Perfect-It™ Plato para pulidora rotorbitall, 130 mm, 34128	5	Unidad	1	5

# Guía de lijado en seco

# 3M™ Guía de lijado en seco

Detecte imperfecciones de la superficie con la guía de lijado 3M™. Nuestra guía de lijado no requiere enmascarado antes de utilizarse y no hay tiempo de secado tras su aplicación. Resalta defectos, como agujeros en el aparejado y arañazos profundos en la imprimación.

- Detecta imperfecciones en la superficie, como agujeros en el aparejado y arañazos profundos en la imprimación
- No requiere enmascarado
- Se utiliza en lijados en seco y en mojado




### 3M™ Perfect-It™ Aerosol control del acabado

El aerosol con control del acabado 3M™ Perfect-It™ es un limpiador de superficies pintadas para comprobar el progreso del pulido.

- Aerosol
- Para comprobar el progreso entre pasos de pulido abrasivo
- Elimina los restos del pulido abrasivo

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100113682	PN55535	3M™ Perfect-It™ Aerosol control del acabado, 500 ml, 55535	12	Bote	1	12





Sólo los profesionales autoexigentes enmascaran con la máxima calidad para realizar trabajos netos y exentos de defectos. Las soluciones de enmascarado 3M le permiten controlar el polvo y los excesos de pulverización, ayudándolos así a mantener limpios la cabina de pintura y su trabajo. No opte por una solución barata que al final le saldrá más cara...Incremente la productividad en sus procesos de enmascarado gracias a nuestras soluciones y productos 3M.

# Proceso de enmascarado 3M

#### **SEGURIDAD PERSONAL**

Máscara de partículas de confort P3





Reutilizable en general





Desengrase la superficie con el producto de la marca de pintura u otro producto recomendado. Siga siempre las instrucciones de uso del fabricante.



Bayetas profesionales para paneles 3M™





► Cubra el vehículo lo antes posible, esto reduce la posibilidad de contaminación del entorno.






Pre-enmascarado B



Prepare el área para la aplicación de pintura, garantizando que hay suficiente espacio para permitir transiciones suaves y evitar bordes pronunciados.









Cinta para enmascarar molduras 3M™

para la aplicación de imprimaciones





► Para obtener los mejores resultados, aplica cinta 3M™ de transición suave sobre la cinta de enmascarado 3M para lograr una transición suave de los bordes de la

Nota: Evite generar bordes pronunciados al enmascarar la imprimación. Eso hace que se hinche la superficie debido a la concentración de disolventes en los bordes de la cinta.



Cinta de transición 3M™ suave



Antes de aplicar las capas base y los barnices, corte el film para enmascarar y fíjelo al contorno anterior y al enmascarado de las aberturas.

Lijado de imprimaciones.



Cinta de enmascarado 3M™ Scotch® 3030





Desenmascarado



- ► Desengrase la superficie y los paneles adyacentes según sea necesario.
- ► Enmascare otras áreas como gomas, molduras, etc.



Cintas de enmascarado para líneas finas 3M™ 471+



- ► Resulta más fácil retirar las cintas y el film de enmas-carado justo después de que el coche haya salido del horno y esté todavía caliente
- ► Retire siempre la cinta de enmascarado tirando de ella en un ángulo apropiado con respecto a la superficie. Si lo hace con un ángulo demasiado plano o agudo, existe un riesgo mayor de que queden residuos de adhesivo en la superficie

Consejo: El uso de cintas de enmascarado premium dará sus frutos, ya que tienen una menor tendencia a dejar residuos de adhesivo o cinta.

# Fundas de enmascarar

### 3M™ Funda para enmascarar transparente

Proteja las partes del vehículo que no desee pulverizar con la película para enmascarar transparente 3M™. Nuestra película para enmascarar es una lámina de polietileno transparente, de alta densidad, diseñada para adherirse estáticamente a la superficie del vehículo y protegerlo frente a la pulverización excesiva de pintura.

- No se descascarilla pintura ni imprimación.
- Su adhesión estática garantiza un enmascarado completo.
- Aplicación sencilla que puede llevar a cabo una sola persona.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000033027	PN07838	3M™ Funda para enmascarar transparente, 4 m x 150 m, 07838	1	Rollo	1	1
7000033062	PN80110	3M <sup>™</sup> Funda para enmascarar transparente, 5 m x 120 m, 80110	1	Rollo	1	1



### 3M™ Funda de enmascarado Purple Premium Plus

Proporcione resistencia frente a las marcas de humedad o las imágenes fantasma en las superficies pintadas de vehículos con la película para enmascarar violeta 3M™ Premium Plus. Nuestra película para enmascarar es una lámina de plástico de alta densidad y primera calidad, con propiedades de adhesión excepcionales para los vehículos.



- Úsela para oponer resistencia a las marcas de humedad y las imágenes fantasma en las superficies pintadas de vehículos.
- Película transparente y duradera, de alta densidad y resistente al desgarro, cuya fórmula proporciona una excelente adhesión al exceso de pintura.
- Consiga un mejor manejo y una mayor adhesión a vehículos.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000033093	PN50988	3M <sup>™</sup> Funda de enmascarado Purple Premium Plus, 4 m x 150 m, 50988	1	Rollo	1	1
7000071806	PN50989	3M <sup>™</sup> Funda de enmascarado Purple Premium Plus, $5  m x  120  m$ , $50989$	1	Rollo	1	1
7100149832	PN51871	3M <sup>™</sup> Funda de enmascarado Purple Premium Plus, 6 m x 100 m, 51871	1	Rollo	1	1

#### 3M™ Funda de enmascarado con cinta

Utilice la película para enmascarar con cinta 3M™ para proteger zonas localizadas y realizar reparaciones SMART. Nuestra película para enmascarar es fácil de usar y realiza cortes limpios. Protege contra la pulverización de pintura e impide que la pintura se resbale por la película de plástico.



- Proteja contra la pulverización de pintura.
- Evite gotas de pintura.
- Úsela para reparaciones SMART.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100136345	PN05967	3M™ Funda de enmascarado con cinta, 400 mm x 25 m 05967	30	Rollo	1	30
7100135962	PN05968	3M™ Funda de enmascarado con cinta, 600 mm x 25 m, 05968	24	Rollo	1	24
7100135963	PN05969	3M™ Funda de enmascarado con cinta, 900 mm x 25 m, 05969	24	Rollo	1	24
7100136344	PN05970	3M™ Funda de enmascarado con cinta, 1100 mm x 25 m, 05970	24	Rollo	1	24
7100136798	PN05971	3M™ Funda de enmascarado con cinta, 1800 mm x 25 m, 05971	22	Rollo	1	22

# Herramientas de instalación de vinilos

### 3M™ Cuchilla para funda de enmascarado

Corte la película para enmascarar de forma rápida y fácil con el cortador de película para enmascarar transparente 3M™. Nuestro cortador es una cuchilla de seguridad de alta calidad desarrollada para cortar la película para enmascarar transparente 3M™ sin deshilacharla.



- Úsela para cortar la película para enmascarar transparente 3M™.
- Acelera el proceso de enmascarado.
- Herramienta de corte pequeña y versátil

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000033075	PN50293	3M™ Cuchilla para funda de enmascarado, alta calidad, blanco, 50293	25	Unidad	1	25
7000033028	PN07813	3M™ Cuchilla para funda de enmascarado, estándar, azul, 07813	25	Unidad	1	25

### 3M™ Dispensador para funda de enmascarado

Utilice nuestro dispensador portátil de película para enmascarar 3M™ para guardar y dispensar la película de enmascarado 3M. Láminas no incluidas.



- Consiga un sencillo dispensador de película portátil.
- Dispense láminas de protección y películas de enmascarado con facilidad.
- Utilice el dispensador para almacenar láminas de protección y películas de enmascarado.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100003432	PN06780	3M™ Dispensador para funda de enmascarado, 06780	1	Unidad	1	1

# Materiales para protección de superficies

Focus

### 3M™ Rollo de protección cabinas de pintura Dirt Trap

Atrape el polvo y el exceso de rociado con el material de protección 3M™ Dirt Trap. Nuestro material de cobertura blanco sin tejer está especialmente diseñado para proteger las paredes y suelos de las cabinas de pintura, e iluminar las áreas de trabajo. Proporciona una mayor visibilidad a los técnicos y le da un aspecto más agradable al taller de cara a los clientes que buscan el servicio de reparación de abolladuras.



- El material de protección de superficies especialmente diseñado preserva las paredes y suelos del taller de reparaciones de abolladuras.
- Reduce la mano de obra y los gastos relacionados con la eliminación de polvo y pintura.
- Su diseño sin tejer atrapa los elementos contaminantes en suspensión, lo que ayuda a controlar el polvo y el exceso de rociado.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000000528	PN036852	3M™ Rollo de protección cabinas de pintura Dirt Trap, blanco, 711,2 mm x 9,44 m, 36582	1	Rollo	1	1

### 3M™ Dispensador para film de protección transparente Dirt Trap


El dispensador de película transparente 3M™ Dirt Trap™ está diseñado para usarse con la película transparente 3M Dirt Trap. Nuestro dispensador dispone de potentes imanes que lo fijan a las superficies metálicas verticales.



- Dispensación cómoda de la película transparente 3M™ Dirt Trap para proteger luces y ventanas de la acumulación de rociado excesivo
- Fijación del dispensador en superficies metálicas verticales gracias a sus potentes imanes
- Construcción de metal duradera para su uso en talleres especializados en el pintado de automóviles

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100173136	36863	3M™ Dispensador para film de protección transparente Dirt Trap, 36863	1	Unidad	1	1

### 3M™ Film transparente de protección Dirt Trap





- El material de protección de superficies está especialmente diseñado para proteger las luces y ventanas del taller.
- El soporte adhesivo mantiene el material en su lugar y permite retirarlo limpiamente; es adecuado para diversos sustratos
- Se aplica con rapidez y se elimina fácilmente

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000028295	36856	3M™ Film transparente de protección Dirt Trap, 457 mm x 30,5 m, 36856	1	Rollo	1	1

### 3M™ Líquido de protección pulverizable

Proteja la superficie de los vehículos del exceso de pintura pulverizada con el líquido de protección pulverizable 3M™. Nuestra solución de pulverización de película de baja adhesión con base acuosa sustituye al laborioso enmascarado. Además, resulta fácil de limpiar: basta con disolverla en agua y desaparecerá.



- Proteja todas las superficies de los vehículos frente al exceso de pintura e imprimación pulverizadas.
- Cubra superficies difíciles de enmascarar.
- Puede aplicarse con un equipo de pulverización convencional, por lo que el uso del producto de enmascarado líquido no supone ningún coste adicional.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000045767	PN06847	3M™ Líquido de protección pulverizable, 3,78 l, 06847	4	Botella	1	4

### 3M™ Funda para la protección de asiento

Proteja los asientos de su automóvil durante las tareas de mantenimiento y reparación con la funda de asiento para la protección del interior de automóviles 3M™. Nuestra funda de asiento, de plástico desechable, cuenta con una tecnología antideslizante para mantenerla en su lugar. Está disponible en diseño de abertura individual o doble.



- Úsela en todos los vehículos (talla única).
- Obtenga resistencia al agua, al aceite y a la grasa.
- Reduzca los costes de restauración.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000088640	80307	3M™ Funda para la protección de asiento, 80307	250	Unidad	1	250

## 3M™ Tejido autoadhesivo de protección contra líquidos

El 3M™ Tejido autoadhesivo de protección contra líquidos resulta ideal para una amplia gama de aplicaciones de protección temporal de superficies en entornos industriales. Su capa a prueba de líquidos protege las superficies de trabajo frente a agua, aceites o disolventes, entre otros agentes. Su superficie no tejida atrapa la suciedad, el polvo y los residuos y evita que se propaguen por las instalaciones. Su soporte adhesivo lo mantiene fijo en su lugar y se elimina sin dejar residuos.



- El Tejido autoadhesivo de protección contra líquidos 3M™ no se debe usar en áreas en las que puedan existir concentraciones explosivas de materiales inflamables, ya que pueden producirse descargas estáticas. Entre ellas se incluyen las áreas identificadas como zonas ATEX 0, 1, 2 y 20, 21, 22.
- Material de protección de superficies especialmente diseñado para aplicaciones industriales, náuticas y de automoción
- Protege temporalmente las superficies de los efectos dañinos de líquidos, aceites y disolventes, al tiempo que atrapa la suciedad

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100169348	PN36876	3M™ Tejido autoadhesivo de protección contra líquidos, azul, 10,16 cm x 91,5 m, 36876	1	Pack	1	1
7100169347	PN36877	$3M^{^{\!$	1	Pack	1	1
7100169505	PN36878	3M™ Tejido autoadhesivo de protección contra líquidos, azul, 35,56 cm x 91,5 m, 36878	1	Rollo	1	1
7100169496	PN36879	3M™ Tejido autoadhesivo de protección contra líquidos, azul, 71,12 cm x 91,5 m, 36879	1	Rollo	1	1
7100169352	PN36880	3M™ Tejido autoadhesivo de protección contra líquidos, azul, 91,44 cm x 91,5 m, 36880	1	Rollo	1	1
7100169351	PN36881	3M™ Tejido autoadhesivo de protección contra líquidos, azul, 121,92 cm x 91,5 m, 36881	1	Rollo	1	1
7100169350	PN36882	3M™ Tejido autoadhesivo de protección contra líquidos, azul, 142,24 cm x 91,5 m, 36882	1	Rollo	1	1





Sólo los profesionales autoexigentes enmascaran con la máxima calidad para realizar trabajos netos y exentos de defectos. Las soluciones de enmascarado 3M le permiten controlar el polvo y los excesos de pulverización, ayudándolos así a mantener limpios la cabina de pintura y su trabajo. No opte por una solución barata que al final le saldrá más cara...Incremente la productividad en sus procesos de enmascarado gracias a nuestras soluciones y productos 3M.

# Cintas y papel de enmascarar, cintas especiales

Focus

### Scotch® Cinta de enmascarar de altas prestaciones 3434

La cinta de enmascarado de altas prestaciones Scotch® 3434 puede utilizarse para una amplia variedad de aplicaciones de repintado de automóviles, incluidas las que se realizan en entornos cálidos y húmedos. Nuestra cinta de enmascarado de papel crepé azul de altas prestaciones tiene buenas propiedades de resistencia al agua y a los disolventes y puede utilizarse en entornos de hasta 110 °C. Se adapta bien, tiene un excelente poder de sujeción y resistencia al desgarro.




- Resistente a los disolventes y al agua, puede utilizarse en entornos de hasta 110 °C.
- Se retira limpiamente y es resistente a la transferencia de adhesivo y las roturas.
- Se adapta bien a superficies difíciles o irregulares sin desgarrarse.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100037748	PN07895	Scotch® Cinta de enmascarar de altas prestaciones 3434, azul, 18 mm x 50 m, 07895	48	Rollo	12	48
7100037749	PN07897	Scotch® Cinta de enmascarar de altas prestaciones 3434, azul, 24 mm x 50 m, 07897	36	Rollo	9	36
7100037750	PN07898	Scotch® Cinta de enmascarar de altas prestaciones 3434, azul, 36 mm x 50 m, 07898	24	Rollo	6	24
7100037744	PN07899	Scotch® Cinta de enmascarar de altas prestaciones 3434, azul, 48 mm x 50 m, 07899	20	Rollo	5	20

Focus

## Scotch® Cinta de enmascarar de altas prestaciones 233+

La cinta de enmascarado de altas prestaciones 233+ de Scotch® es una cinta de enmascarar de papel prémium, diseñada específicamente para la reparación de carrocería, la reparación naval y otras aplicaciones de reparación de pintura.



Esta cinta puede utilizarse en todas las superficies típicas de los automóviles y con sistemas de pintura con una base de agua o disolvente.

- ALTO RENDIMIENTO: esta cinta de enmascarado prémium para vehículos se ha diseñado para brindar rendimiento, versatilidad y fiabilidad.
- ALTAS PROPIEDADES ADHESIVAS: se pega fácilmente y permanece en su lugar sobre múltiples superficies, como plástico, vidrio, metal y caucho.
- RESISTENTE: ofrece resistencia fiable a los rayos UV, la temperatura, la humedad, los productos químicos y las pinturas con base de agua o disolvente.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100006159	PN23318	Scotch® Cinta de enmascarar de altas prestaciones 233+, verde, 18 mm x 55 m, 23318	48	Rollo	12	48
7000048804	PN23324	Scotch® Cinta de enmascarar de altas prestaciones 233+, verde, 24 mm x 55 m, 23324	24	Rollo	1	24
7100007214	26338	Scotch® Cinta de enmascarar de altas prestaciones 233+, verde, 36 mm x 55 m, 26338	16	Rollo	4	16
7000048805	PN23348	Scotch@ Cinta de enmascarar de altas prestaciones 233+, verde, $48  \text{mm}  \text{x}  55  \text{m}, 23348$	12	Rollo	3	12





Focus

#### Scotch® Cinta de enmascarar 2328

Use la cinta de enmascarado Scotch® 2328 para una amplia gama de aplicaciones de retoque de automóviles. Nuestra cinta de enmascarado se adhiere a la perfección. Ofrece un agarre seguro, una extracción limpia y una excelente definición de los bordes. También presenta una gran adaptabilidad y una resistencia a la rotura elevada. Está disponible en varios anchos populares.



- Úsela en distintas aplicaciones como cinta de rendimiento medio.
- Obtenga una cinta adaptable con una resistencia a la rotura excelente.
- Extráigala de forma limpia y consiga una magnífica adhesión.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100137090	PN06304	Scotch® Cinta de enmascarar 2328, beis, 18 mm x 50 m, 06304	12	Rollo	12	48
7100136825	PN06309	Scotch® Cinta de enmascarar 2328, beis, 24 mm x 50 m, 06309	36	Rollo	9	36
7100138270	PN06310	Scotch® Cinta de enmascarar 2328, beis, 30 mm x 50 m, 06310	32	Rollo	8	32
7100137088	PN06311	Scotch® Cinta de enmascarar 2328, beis, 36 mm x 50 m, 06311	24	Rollo	6	24
7100137089	PN06313	Scotch® Cinta de enmascarar 2328, beis, 48 mm x 50 m, 06313	24	Rollo	6	24
7000095910	PN06294	Scotch® Cinta de enmascarar 2328, beis, 100 mm x 50 m, 127858	12	Rollo	1	12

#### Scotch® Cinta de enmascarar Premium 3030

Consiga líneas de pintura definidas y una menor acumulación con la cinta de enmascarado para acabados del automóvil Scotch® Premium 3030. Nuestra cinta de enmascarado de papel crepé suave de color verde es un adhesivo de caucho/resina reticulado con una fórmula especial que resulta adecuado para una amplia gama de aplicaciones en el taller de carrocería.



- Úsela con pinturas basadas en agua.
- Péguela fácilmente sin que se levante ni se curve.
- Retírela de forma fácil y limpia, sin dejar ningún residuo pegajoso.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100038518	PN50977	Scotch® Cinta de enmascarar Premium 3030, verde, 18 mm x 50 m, 50977	48	Rollo	12	48
7100039717	PN50978	Scotch® Cinta de enmascarar Premium 3030, verde, 24 mm x 50 m, 50978	36	Rollo	9	36
7100041822	PN50980	Scotch® Cinta de enmascarar Premium 3030, verde, 36 mm x 50 m, 50980	24	Rollo	6	24
7100037752	PN50981	Scotch® Cinta de enmascarar Premium 3030, verde, $48~\text{mm}\text{x}50~\text{m}, 50981$	24	Rollo	6	24

## Scotch® Performance Cinta de enmascarado 244

La cinta de enmascarado Scotch® Performance 244 se suministra con un soporte de papel liso de color amarillo y un adhesivo sintético de 0,085 mm de espesor. Esta cinta es especialmente resistente a los rayos ultravioleta y al agua. Resiste bien a altas temperaturas (100 °C).



- Esta cinta, diseñada con un soporte de papel plano con adhesivo sintético, ofrece una buena resistencia a disolventes y al agua y un buen anclaje a la pintura
- Resistencia a la transferencia de adhesivo, estabilidad frente a la luz solar y buena resistencia a la temperatura (100 °C durante 30 minutos)
- Ofrece una buena línea de pintura, buena manipulación, buena resistencia al desconchado de la pintura y retirada limpia.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100046034	24418	Scotch® Cinta de Enmascarado 244, Dorado, 18 mm x 50 m	48	Rollo	12	48
7100046035	24424	Scotch® Cinta de Enmascarado 244, Dorado, 24 mm x 50 m	36	Rollo	9	36
7100046037	24436	Scotch® Cinta de Enmascarado 244, Dorado, 36 mm x 50 m	24	Rollo	6	24
7100046038	24448	Scotch® Cinta de Enmascarado 244, Dorado, 48 mm x 50 m	24	Rollo	6	24

#### Scotch® Cinta de enmascarar 233

La cinta de enmascarado Scotch® 233 es de primera calidad y está hecha de papel crepé muy fino de color beis. Esta cinta de enmascarado de altas prestaciones posee excelentes propiedades de resistencia a los disolventes y al agua, y es especialmente adecuada para la exposición a altas temperaturas.



- Resistencia a altas temperaturas: hasta 120 °C durante un máximo de 1 hora.
- Excelente resistencia a los disolventes. Adaptable, se ciñe a las curvas y los contornos.
- Se aplica con facilidad y se retira de forma rápida y limpia.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100044159	06357	Scotch® Cinta de enmascarar 233, beis, 36 mm x 50 m, 06357	24	Rollo	6	24

## 3M™ Cinta de enmascarar de precisión

La cinta de enmascarado de precisión 3M™ ofrece unos resultados de calidad a la hora de pintar bordes difíciles, ya que ayuda a los pintores de carrocería a crear líneas de pintura definidas mediante sistemas de pintura basados en disolvente y en agua. El reverso de papel ultrafino permite conseguir líneas bien delimitadas, puesto que no añade grosor a la superficie. A pesar de ello, es lo suficientemente resistente como para poder retirarse con facilidad aun con las capas de color y lacado que se hayan adherido a él. La cinta resulta idónea para la separación de dos tonos, la acotación de zonas en los parachoques y la realización de enmascarados de fuera a dentro.



- Evite el goteo de pintura.
- Idea para aplicaciones de enmascarado en bordes difíciles, como la separación de dos tonos, la acotación de zonas en los parachoques y la realización de enmascarados de fuera a dentro con pinturas basadas en disolvente y en agua.
- Es semitransparente para conseguir una mayor visibilidad.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000045536	PN06525	3M™ Cinta de enmascarar de precisión, verde, 6,35 mm x 55 m, 6525	12	Rollo	1	12
7000045537	PN06526	$3M^{\rm \tiny M}$ Cinta de enmascarar de precisión, verde, 19,05 mm x 55 m, 06526	16	Rollo	8	16
7000120065	PN06528O	3M <sup>™</sup> Cinta de enmascarar de precisión, verde, 50,8 mm x 55 m, 06528	6	Rollo	3	6

Focus

#### 3M™ Burlete de enmascarar Plus

Evite la repetición de tareas por líneas de pintura no deseadas y ahorre tiempo con el burlete de enmascarar 3M™ PLUS. Nuestro burlete es ideal para proteger las aberturas de puertas, capó o maletero, así como otras partes del vehículo que deban sellarse durante un trabajo de pintura de automóviles. Como el adhesivo está desplazado, se mantiene fuera del borde de pintura.



- Evite las líneas de pintura definidas en las aberturas y otras zonas del vehículo.
- Reduzca el tiempo de pintura con una menor necesidad de repetición de tareas debido a líneas de pintura no deseadas
- Adhesivo desplazado y diseño tubular para adaptarse a la abertura y sellarla.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000034714	PN50421	3M™ Burlete de enmascarar Plus, azul, 21 mm x 7 m, 50421	1	Rollo	1	1

Focus

#### 3M™ Burlete de enmascarar

Proteja las aberturas de puertas, capó o maletero, así como otras partes del vehículo, con el burlete de enmascarar 3M™. Nuestro burlete es perfecto para la fase de sellado de una operación de pintura y permite ahorrar tiempo de repetición de tareas debido a líneas de cinta no deseadas.



- Evite las líneas de pintura definidas en las zonas de abertura y séllelas con confianza.
- Evite la repetición de tareas debido a líneas de cinta no deseadas y ahorre con ello tiempo y dinero.
- Obtenga una estructura de espuma de poliuretano con un diseño especial.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000034663	PN09678	3M™ Burlete de enmascarar, blanco, 13 mm x 50 m, 09678	1	Rollo	1	1
7000034744	PN009678	3M™ Burlete de enmascarar, blanco, 13 mm x 50 m, 09678	1	Pack	1	1
7000034664	PN09973	3M™ Burlete de enmascarar, blanco, 19 mm x 35 m, 09973	1	Rollo	1	1
7000034743	PN09973	3M™ Burlete de enmascarar, blanco, 19 mm x 35 m, 09973	1	Rollo	1	1

Focus

### 3M™ Cinta de enmascarar de transición suave

Nuestra cinta de difuminación suave 3M™ constituye una forma rápida y sencilla de evitar casi por completo la repetición de tareas debido al pintado de líneas definidas. Se ha diseñado específicamente para crear transiciones fluidas hacia los acabados existentes: una banda central elevada contiene adhesivo, mientras que la pintura se difumina de manera natural bajo los bordes para lograr unas líneas casi invisibles.



- Eliminación de las líneas de pintura definidas
- Aplicación y retirada sencillas y rápidas
- Transición suave de la pintura, sin líneas definidas en los bordes para los pintores de reparación de abolladuras

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
700000459	PN06800	$3 \mbox{M}^{\mbox{\tiny M}}$ Cinta de enmascarar de transición suave, blanco, 6,35 mm x 9 m, 06800	60	Rollo	5	60

### 3M™ Cinta para enmascarar molduras

La cinta de enmascarar molduras perforada de 3M™ incluye una banda rígida a lo largo de uno de los bordes que se desliza suavemente detrás de las molduras, levantándolas ligeramente de la carrocería. Esta cinta permite que la pintura fluya bajo la moldura, mientras enmascara el exterior para conseguir un acabado profesional sin necesidad de retirar o sustituir las molduras, ni de repetir el trabajo debido a líneas de pintura. Las perforaciones permiten rasgar la cinta con la mano para ahorrar tiempo.



- Las perforaciones permiten rasgar la cinta con la mano y sin herramientas
- La banda rígida del borde de la cinta separa ligeramente las molduras de la carrocería, lo que permite ocultar los bordes de pintura marcados
- Agiliza el tiempo de pintado, ya que evita tener que retirar o limpiar las molduras de las carrocerías

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100145500	PN06345	$3M^{\mbox{\tiny M}}$ Cinta para enmascarar molduras, banda dura de 5 mm, 50,8 mm x 10 m, 06345	6	Rollo	1	6
7100145503	PN06347	$3M^{\mbox{\tiny M}}$ Cinta para enmascarar molduras, banda dura de 7 mm, 50,8 mm x 10 m, 06347	6	Rollo	1	6
7100145501	PN06349	$3M^{\mbox{\tiny M}}$ Cinta para enmascarar molduras, banda dura de 10 mm, 50,8 mm x 10 m, 06349	6	Rollo	1	6
7100145502	PN06348	$3M^{\mbox{\tiny M}}$ Cinta para enmascarar molduras, banda dura de 15 mm, 50,8 mm x 10 m, 06348	6	Rollo	1	6

### Scotch® Cinta con tiras para líneas finas

Ahorre tiempo y pinte líneas finas precisas en la carrocería con nuestra cinta con tiras para líneas finas Scotch®. Nuestra cinta de 25,4 mm de ancho está precortada y resulta fácil de utilizar. Tan solo tiene que aplicar nuestra cinta específicamente diseñada y despegar algunas de las ocho tiras de 4 mm de ancho para dejar expuestas las zonas que se desean pintar.



- Cree líneas finas rápida y fácilmente evitando el corrimiento de pintura.
- Utilice la cinta para pintar a la perfección líneas de distintos colores gracias a su resistencia a los disolventes y a los revestimientos con base acuosa.
- La adhesión uniforme permite colocarla sobre revestimientos base frescos con menos posibilidades de dejar marca.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000029139	PN06314	Scotch® Cinta con tiras para líneas finas, 8 tiras, 25,4 mm x 13,9 m, 06314	48	Rollo	1	48

#### Scotch® Cinta de Enmascarado 218

La cinta de enmascarado Scotch® 218 es una cinta de polipropileno de altas prestaciones y alta adhesión, adecuada para definir con nitidez líneas de pintura rectas largas y curvas amplias. A menudo se utiliza como cinta de enmascarado para gráficos multicolores de alto valor y personalizados.

- Esta cinta enmascaradora separa los colores de forma excepcional
- De eficacia comprobada para definir líneas de pintura rectas largas y curvas suaves
- Resistente a la mayoría de los disolventes y la humedad

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000050052	2181555	Scotch® Cinta de Enmascarado 218, Verde, 1.5 mm x 55 m, 0.127 mm	12	Rollo	1	12
7000048457	218955	Scotch® Cinta de Enmascarado 218, Verde, 9 mm x 55 m, 0.127 mm	12	Rollo	1	12
7000048458	2181255	Scotch® Cinta de Enmascarado 218. Verde. 12 mm x 55 m. 0.127 mm	12	Rollo	1	12

# Scotch® Cinta para líneas finas resistente a altas temperaturas 4737TL

La cinta para líneas finas resistente a altas temperaturas Scotch® 4737TL es una cinta adaptable que se utiliza para definir líneas de pintura nítidas y separar colores en curvas y líneas rectas. Ha demostrado ser eficaz en procesos de pintura a altas temperaturas que requieren una cinta adaptable.



- Ofrece una línea de pintura limpia y una separación excelente de los colores en procesos de pintura a alta temperatura.
- Proporciona una adaptabilidad óptima para formas amplias y objetos empotrados
- Utiliza un adhesivo de caucho natural sensible a la presión que se adhiere de manera fiable a los contornos de la superficie.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000048634	4737T6	Scotch® Cinta para Líneas Finas Resistente a Altas Temperaturas 4737TL, Azul translúcido, 6 mm x 33 m, 0.137 mm	144	Rollo	1	144
7000048629	4737T12	Scotch® Cinta para Líneas Finas Resistente a Altas Temperaturas 4737TL, Azul translúcido, 12 mm x 33 m, 0.137 mm	72	Rollo	1	72
7000048628	4737T19	Scotch® Cinta para Líneas Finas Resistente a Altas Temperaturas 4737TL, Azul translúcido, 19 mm x 33 m, 0.137 mm	48	Rollo	1	48

### 3M™ Papel para protección chispas de soldadura

El papel para desviar soldadura y chispas 3M™ ayuda a proteger las superficies verticales contra los daños causados por salpicaduras de soldadura y chispas de lijado. Nuestro papel pirorretardante incluye un soporte adhesivo para aplicarlo fácilmente a superficies verticales. El soporte adhesivo permite volver a colocar fácilmente el papel para desviar chispas según cambien las necesidades del lugar de trabajo.



- El papel de desvío ayuda a proteger las superficies verticales contra chispas y salpicaduras.
- Se recomienda para todas las tareas de soldadura o lijado.
- El soporte adhesivo permite una instalación simple.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000045694	PN05916	3M™ Papel para protección chispas de soldadura, 61 cm x 45,7 m, 05916	2	Rollo	1	2



### 3M™ Papel para enmascarar

El papel para enmascarar de 3M™ es un papel marrón, fabricado específicamente para aplicaciones del mercado de postventa de automoción. Es un producto tradicional para resguardar zonas del vehículo que deben protegerse del exceso de pulverización durante la reparación de carrocería.

- Método tradicional de protección de superficies contra el exceso de pulverización durante las aplicaciones de pintura
- Se puede cortar o rasgar al tamaño necesario
- Superficie tratada para proporcionar adhesión contra el exceso de pulverización

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000037616	06282	3M™ Papel de enmascarado, 600 mm x 366 M, 06282	28	Rollo	1	28
7000037617	06283	3M <sup>™</sup> Papel de enmascarado, Marrón, 900 mm x 400 m, 06283	28	Rollo	1	28
7000037614	06291	3M <sup>™</sup> Papel de enmascarado, marrón, 300 mm x 400 m, 06291	28	Rollo	1	28
7000037615	06281	3M™ Papel de enmascarado, marrón, 450 mm x 400 m, 06281	28	Rollo	1	28
7000037618	06284	3M <sup>™</sup> Papel de enmascarado, marrón, 1100 mm x 400 m, 06284	28	Rollo	1	28

## Cintas de vinilo

#### 3M™ Cinta de Vinilo 471+

La cinta de vinilo 3M™ 471+ está diseñada para enmascarados con patrones sencillos o complejos. Nuestra cinta se retira limpiamente sin dejar residuos de adhesivo, incluso después de un ciclo de horneado de 30 minutos a 121 °C. Permite resultados de pintado precisos gracias a su resistencia al levantamiento en superficies compuestas, contornos, depresiones y ángulos.



- Se retira limpiamente sin dejar residuos de adhesivo después de un ciclo de horneado de 30 minutos a 121 °C. Incluso no deja huella
- Cinta flexible y adaptable que crea líneas finas para pintar patrones a rayas, separar colores y crear diseños complejos
- Su soporte semitransparente permite enmascarados alineados en patrones sencillos y complejos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100055258	471AZ3	3M™ Cinta de Vinilo 471+, Azul, 3 mm x 33 m, 0.14 mm	12	Rollo	1	12
7100055835	471Z6	3M™ Cinta de Vinilo 471+, Azul, 6 mm x 33 m, 0.14 mm	12	Rollo	1	12

# Cintas adhesivas y de montaje

## 3M<sup>™</sup> Adhesivo para emblemas

PN08069

7000045704

El adhesivo para emblemas 3M™ Press-In-Place es un adhesivo de transferencia que permite volver a colocar emblemas con la cinta de gomaespuma existente.

3M<sup>™</sup> Adhesivo para emblemas, 50,8 mm x 305 mm, 08069

- El adhesivo sensible a la presión se coloca en emblemas y molduras de automóviles
- Simplemente presione el emblema en el adhesivo y coloque el emblema en el vehículo
- No deja manchas y elimina el goteo típico del adhesivo convencional



60

Unidad

10

60





# Seguridad de los trabajadores



Los procesos fiables y el trabajo seguro empiezan antes de dar el primer paso.

	Máscara de partículas	Media máscara	Mascarillas completas con suministro de aire fresco	Equipos de respiración motorizados	Seguridad Gafas
Paso del proceso		-APP.			
Preparación					
Aplicación de masillas					
Lijado en seco					
Mezcla de pintura					
Pintura					
Acabado y pulido					

\* Consulte siempre las normativas nacionales sobre equipos de protección individual (EPI) adecuados para protegerse de peligros como los isocianatos. El EPI mostrado puede no ser adecuado o apropiado para su aplicación específica o las sustancias utilizadas.

Protección auditiva	Prenda de protección para talleres de pintura	Prenda de protección estándar	Guantes	Limpieza de la piel	Crema protectora para la piel
				pace Chair 1992 1 1	MACHINE STATE OF THE STATE OF T
		M			
	M)				
		M			
	M)				
	<b>M</b> **-				
		M			

# Mascarillas desechables

### 3M™ Aura™ Mascarillas para partículas serie 9300+

Las 3M™ Aura™ Mascarillas para partículas serie 9300+ presentan un diseño ergonómico de 3 paneles plegables planos e incorpora un medio de filtrado de baja resistencia a la respiración. Nuestras mascarillas, disponibles en niveles de protección FFP1, FFP2 y FFP3, y con modelos con válvula y sin válvula, cuentan con una solapa para la barbilla innovadora para ajustarlas fácilmente y un panel superior grabado en relieve para ayudar a reducir el empañamiento de las gafas.



- El original diseño de 3 paneles permite un mayor movimiento facial.
- La tecnología de filtro de baja resistencia ayuda a respirar fácilmente.
- Disponible con válvula 3M™ Cool Flow™ que ayuda a reducir la acumulación de calor.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100241313	9320D+BLK	3M™ Aura™ Mascarilla para partículas, FFP2, sin válvula, a granel, 9320D+	440	Unidad	1	440
7100231525	9330+BLK	3M™ Aura™ Mascarilla para partículas, FFP3, sin válvula, 9330+Gen3 RU	440	Unidad	1	440

# Mascarillas que cubren toda la cara

### 3M™ Máscara completa reutilizable serie 6000

Las máscaras completas reutilizables 3M™ serie 6000 incorporan una lente de policarbonato de gran tamaño y una pieza de ajuste facial elastomérica suave. Su sistema de conexión tipo bayoneta 3M™ permite usarlas con una amplia gama de filtros dobles ligeros 3M. La serie 6000 es ligera y cuenta con una válvula 3M™ Cool Flow™ y suspensión de cuatro correas.



- Pieza de ajuste facial elastomérica suave para aumentar la comodidad del usuario
- Suspensión de cuatro correas que permite quitarse y ponerse la máscara con facilidad
- La lente de policarbonato de gran tamaño ofrece buena visibilidad y cumple con los requisitos de rendimiento relevantes de la norma EN166:B

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100015052	6900S	3M™ Máscara completa reutilizable, grande, 6900	4	Unidad	1	4
7100015974	6700S	3M™ Máscara completa reutilizable, pequeña, 6700	4	Unidad	1	4



# Medias máscaras

#### 3M™ Media máscara reutilizable serie 7500

Las medias máscaras reutilizables 3M™ serie 7500 tienen un diseño de conexión de doble filtro tipo bayoneta compatible con una amplia gama de filtros ligeros de 3M. Además, las máscaras reutilizables 7500 cuentan con una válvula 3M™ Cool Flow™, una superficie de ajuste suave y cómoda y un arnés de cabeza exclusivo con correa ajustable opcional.



- Gracias a su superficie de ajuste suave y su baja resistencia a la respiración, se pueden usar cómodamente durante periodos largos
- La válvula Cool Flow™ reduce la acumulación de calor al permitir que el aire exhalado salga
- Diseño de doble filtro para una distribución uniforme del peso y una obstrucción mínima del campo de visión

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000104178	7503	3M™ Media máscara reutilizable, grande, 7503	10	Unidad	1	10
7000104177	7502	3M™ Media máscara reutilizable, mediana, 7502	10	Unidad	1	10
7000104176	7501	3M™ Media máscara reutilizable, pequeña, 7501	10	Unidad	1	10

### 3M™ Kits de medias máscaras reutilizables 5073X

Los kits de medias máscaras reutilizables 3M™, 5073X ofrecen protección respiratoria a los trabajadores en diversas aplicaciones industriales. Nuestros kits respiratorios incluyen una media máscara reutilizable 3M™ serie 7500 con 2 filtros para gases y vapores, 2 filtros de partículas, 2 retenedores de filtro, 25 cubiertas de film protector para visores y 10 toallitas. La pieza de ajuste facial de la máscara está hecha de silicona suave y duradera.



- El kit listo para usar contiene una media máscara y un conjunto de filtros
- Pieza de ajuste facial de silicona suave, cómoda y duradera
- Ligeros, de bajo mantenimiento, económicos y fáciles de usar

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000062385	6783	3M™ Kit de media máscara reutilizable, filtro A2P3 R, máscara grande, 50734	4	Juego	1	4
7000061627	6782	3M™ Kit de media máscara reutilizable, filtro A2P3 R, máscara mediana, 50733	4	Juego	1	4

#### Kits de inicio de media máscara reutilizable 3M™

El kit respiratorio listo para usar le ofrece una solución segura para pintar. El kit listo para usar contiene una media máscara reutilizable de tamaño mediano con un conjunto de filtros A1P2 R para protegerse frente a vapores orgánicos y partículas. Pieza facial de silicona suave para mayor comodidad y durabilidad con válvula Cool Flow que reduce la acumulación de calor y humedad. Media máscara con diseño de doble filtro y perfil bajo para un ajuste seguro y equilibrado.



- Kit de mascarilla con media máscara de tamaño mediano y filtros A1P2 R
- Media máscara con diseño de doble filtro y perfil bajo para un ajuste seguro y equilibrado
- Válvula Cool Flow para reducir la acumulación de calor y humedad

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100049923	6772	3M™ Kit de inicio de media máscara reutilizable, filtro A1P2 R, máscara mediana, 06772	4	Kit	1	4

#### 3M™ Secure Click™ Media máscara reutilizable serie HF-800

La media máscara reutilizable 3M™ Secure Click™ serie HF-800 está diseñada con características inteligentes e intuitivas, además de ser sencilla, cómoda y fiable. Está disponible en tres tamaños: pequeño, mediano y grande; todas las mascarillas incluyen un diafragma de comunicación opcional.



- Mayor facilidad de respiración y comodidad proporcionadas por el primer sistema de cuádruple cartucho de gases y vapores del mundo
- Mecanismo de comprobación de sellado de un botón que ayuda a aumentar la confianza de que la mascarilla está correctamente ajustada a la cara
- El diafragma de comunicación opcional está diseñado para facilitarle la comunicación durante el trabajo

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100172005	HF803SD	3M™ Secure Click™ Media máscara reutilizable, diafragma de comunicación, grande, HF-803SD	10	Unidad	1	10
7100171980	HF802SD	3M™ Secure Click™ Media máscara reutilizable, diafragma de comunicación, mediana, HF-802SD	10	Unidad	1	10
7100172006	HF801SD	3M™ Secure Click™ Media máscara reutilizable, diafragma de comunicación, pequeña, HF-801SD	10	Unidad	1	10

# **Cartuchos y Filtros**

### 3M™ Filtros para gases vapores y partículas

Los filtros de gas, vapor y partículas 3M™ cuentan con una conexión tipo bayoneta que se adapta a una amplia gama de medias máscaras y máscaras completas reutilizables 3M™ compatibles. El perfil inclinado hacia atrás está diseñado para optimizar su campo de visión. Nuestra gama de filtros ligeros ofrece protección respiratoria equilibrada para entornos peligrosos.



- Protegen frente a diversos vapores, gases y partículas
- Combinan protección con comodidad y equilibrio
- Diseño de perfil bajo para optimizar el campo de visión

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000089106	6911	3M™ Filtro para gases y vapores orgánicos, A1, 06911	64	Unidad	2	64
7000034747	6059	3M™ Filtro para gases y vapores, ABEK1, 6059	64	Unidad	2	64
7000089105	6915	3M <sup>™</sup> Filtro para vapores orgánicos, A2, 06915	16	Unidad	2	16



# 3M™ Secure Click™ Filtros para gases vapores y partículas serie D8000



Los filtros para gases, vapores y partículas 3M™ Secure Click™ serie D8000 pueden ofrecer protección contra diversos riesgos respiratorios según el modelo seleccionado. Para su uso con medias máscaras reutilizables 3M™ Secure-Click™. Los nuevos filtros y cartuchos de doble flujo facilitan la respiración.

- Los nuevos filtros y cartuchos de doble flujo facilitan la respiración
- Protegen contra diversos riesgos respiratorios según el modelo seleccionado
- Conexión de cartucho rápida y sencilla. Basta con alinear las conexiones y pulsar hasta oír un clic

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100153224	D8051	3M <sup>™</sup> Secure Click <sup>™</sup> Filtro para gases, vapores y partículas, A1, con doble flujo, D8051	32	Pack	1	32
7100153226	D8059	3M™ Secure Click™ Filtro para gases, vapores y partículas, A1B1E1K1, con doble flujo, D8059	32	Pack	1	32
7100153236	D8094	3M <sup>™</sup> Secure Click <sup>™</sup> Filtro para gases, vapores y partículas, A1B1E1K1P3 R, con doble flujo, D8094	32	Pack	1	32
7100153231	D8055	3M™ Secure Click™ Filtro para gases, vapores y partículas, A2, con doble flujo, D8055	32	Pack	1	32
7100153235	D8095	3M <sup>™</sup> Secure Click <sup>™</sup> Filtro para gases, vapores y partículas, A2P3 R, con doble flujo, D8095	32	Pack	1	32

### 3M™ Secure Click™ Filtros de partículas

La serie de filtros de partículas 3M™ Secure Click™ cuenta con la homologación CE para entornos que contienen determinadas partículas para su uso con las mascarillas 3M™ Secure Click™.



- Los nuevos filtros y cartuchos de doble flujo facilitan la respiración
- Protege frente a partículas con alivio opcional de niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos
- Conexión rápida y sencilla. Basta con alinear las conexiones y pulsar hasta oír un clic

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100197270	D3138	3M <sup>™</sup> Secure Click <sup>™</sup> Filtro de partículas con alivio de niveles molestos de vapores orgánicos, gases ácidos y ozono hasta 10 veces superior al límite de exposición ocupacional, P3 R, D3138	40	Pack	1	40
7100206892	D9038	3M™ Secure Click™ Filtro de partículas con fluoruro de hidrógeno y alivio de niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos, carcasa dura, P3 R, D9038	40	Pack	1	40
7100197283	D7915	3M™ Secure Click™ Filtro de partículas, P1 R, D7915	40	Pack	1	40
7100197481	D3125	3M™ Secure Click™ Filtro de partículas, P2 R, D3125	40	Pack	1	40
7100197286	D7925	3M™ Secure Click™ Filtro de partículas, P2 R, D7925	40	Pack	1	40
7100197284	D3135	3M™ Secure Click™ Filtro de partículas, P3 R, D3135	40	Pack	1	40
7100197285	D8051E	3M™ Secure Click™ Filtro de partículas, P3 R, D7935	40	Pack	1	40

# Piezas y accesorios para medias máscaras reutilizables

### 3M™ Cajas y soportes para filtros de medias máscaras reutilizables

Los retenedores de filtro para medias máscaras reutilizables 3M™ Secure Click™ permiten a los usuarios agregar protección contra partículas a los filtros para gases y vapores 3M™ Secure Click™ existentes y usarlos en más aplicaciones. Cuando se usan con los filtros de partículas 3M™ Secure Click™ serie 7000, los retenedores de filtro para medias máscaras reutilizables 3M™ permiten a los usuarios combinar fácilmente su protección para usarla con diversos peligros de gases, vapores y partículas, o una combinación de ellos.



- Combine fácilmente los filtros para gases y vapores 3M™ Secure Click™ con los filtros de partículas 3M™ Secure Click™ serie D7000
- Conecta los filtros de partículas 3M™ Secure Click™ serie 7000 a los filtros para gases y vapores 3M™ Secure Click™
- Diseñado especialmente para las medias máscaras reutilizables 3M™ Secure Click™

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100184498	D701	3M™ Secure Click™ Retenedor de filtro para media máscara reutilizable, D701	100	) Unidad	10	100

#### 3M™ Media máscara reutilizable sin mantenimiento 0694X+

Las medias máscaras reutilizables sin mantenimiento 3M™ serie 0694X+ son una gama exclusiva de mascarillas sencillas y listas para usar, con filtros y cartuchos integrados. El conjunto de válvula recién mejorado contribuye a reducir la resistencia a la exhalación, y la pieza de ajuste facial ceñida, texturizada y sin silicona es suave e hipoalergénica. Incluye una bolsa resellable para transportarla y guardarla de forma higiénica.



- El conjunto de válvula recién mejorado contribuye a reducir la resistencia a la exhalación para que la respiración sea más cómoda
- Diseño ligero y bien equilibrado
- Gracias a los filtros integrados, están listas para su uso y no necesitan mantenimiento

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100113099	PN06941+	3M™ Media máscara reutilizable sin mantenimiento, filtros FFA1P2R D, 06941+	10	Unidad	1	10
7100113100	PN06942+	3M™ Media máscara reutilizable sin mantenimiento, filtros FFA2P3R D, 06942+	10	Unidad	1	10



### 3M™ Retenedores de filtro para medias máscaras reutilizables

Los retenedores de filtro para medias máscaras reutilizables 3M™ permiten a los usuarios agregar protección contra partículas a los filtros para gases y vapores 3M™ existentes y usarlos en más aplicaciones. Cuando se usan con los filtros de partículas 3M™ serie 5000, los retenedores de filtro para medias máscaras reutilizables 3M™ permiten a los usuarios combinar fácilmente su protección para usarla con diversos peligros de gases, vapores y partículas, o una combinación de ellos.



- Combine fácilmente los filtros para gases y vapores 3M™ con los filtros de partículas 3M™ serie 5000
- Conecta los filtros de partículas 3M™ serie 5000 a los filtros para gases y vapores 3M™
- Especialmente diseñado para medias máscaras reutilizables 3M™

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100066103	501	3M™ Retenedor de filtro para media máscara reutilizable, 501	20	Unidad	2	20

# 3M™ Pantalla facial y protector del visor para media máscara reutilizable



Las pantallas faciales y los protectores del visor para media máscara reutilizable 3M™ son nuestra gama de protectores diseñados para aumentar la vida útil de las lentes para media máscara reutilizable 3M™.

- Diseñados para usarlos con medias máscaras reutilizables 3M™
- Amplían la vida útil de la máscara cuando está en uso y almacenada
- Pieza de repuesto o recambio

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100188168	6885	3M™ Protector de pantalla facial completa para media máscara reutilizable, para máscara completa reutilizable 3M™ serie 6000, 6800	100	Unidad	25	100



# Capuchas y arneses de cabeza

### 3M™ Versaflo™ Capuchas y escafandras Serie S

Las capuchas y escafandras 3M™ Versaflo™ Serie S ofrecen diversas opciones de piezas de ajuste facial, cuellos, cubrehombros y suspensiones, lo que le permite elegir la protección respiratoria que proporcione más ventajas y la mayor comodidad para su equipo.

- Las capuchas y escafandras respiratorias de la serie S están diseñadas específicamente para utilizarlas junto con el equipo de respiración motorizado Versaflo™ y los sistemas de suministro de aire de 3M™.
- Cubre la cabeza, la cara, el cuello y los hombros frente al polvo y la pulverización de pintura
- Proporciona un buen campo de visión



### 3M™ Versaflo™ Capuchas Serie S-100

Las capuchas 3M™ Serie S-100 están disponibles en diferentes tamaños.


- Para ciertos equipos de respiración motorizados y equipos de suministro de aire de 3M™
- Proporciona cobertura limitada de la cabeza y la cara
- Ofrece protección limitada de la cara y los ojos contra salpicaduras de líquidos y partículas y polvos de baja energía suspendidos en el aire




ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000000142	S133L	3M <sup>™</sup> Versaflo <sup>™</sup> Capucha con suspensión integrada, grande, S-133L	1	Unidad	1	1
7000044300	S133S	3M™ Versaflo™ Capucha con suspensión integrada, pequeña, S-133S	1	Unidad	1	1

### 3M™ Versaflo™ Pantallas faciales y cascos Serie M

Las pantallas faciales y los cascos 3M™ Versaflo™ Serie M pueden ayudar a proteger a los trabajadores contra diversos peligros respiratorios y de impactos, a la vez que mantienen la comodidad. Son ligeros, compactos y fáciles de mantener.



• El deflector permite dirigir el caudal de aire al interior de la unidad de cabeza y aumentar así el confort





# Equipos de respiración motorizados

# 3M™ Versaflo™ Kits básicos para equipos de respiración motorizados serie TR-600

El kit básico para unidades turbo de aire motorizadas 3M™ Versaflo™ TR-619E es nuestro kit listo para usar para la protección respiratoria contra partículas, gases y vapores. Viene con todo lo que necesita para empezar, incluyendo el filtro de la unidad turbo de aire motorizada TR-602E, filtro A2P, cubierta del filtro, prefiltros, parachispas, cinturón fácil de limpiar, batería de alta capacidad, kit cargador de una sola batería, tubo de respiración de longitud ajustable BT-30 y caudalímetro. Simplemente agregue su capucha 3M™ Versaflo™ para una protección respiratoria completa.



- Kit básico sencillo con todos los componentes necesarios para empezar a utilizar el equipo. Simplemente agregue la capucha necesaria.
- Protección respiratoria versátil y fácil de usar contra polvos, neblinas, humos y vapores orgánicos.
- EL kit incluye unidad turbo de aire motorizada TR-602E, filtro A2P, cubierta del filtro, prefiltros, parachispas, cinturón fácil de limpiar, batería de alta capacidad, kit cargador de una sola batería, tubo de respiración de longitud ajustable BT-30 y caudalímetro.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100053532	TR619E	3M™ Versaflo™ Kit básico de equipo de respiración motorizado TR- 619F	1	Unidad	1	1

# 3M™ Versaflo™ Kits básicos de equipo de respiración motorizado con seguridad intrínseca, serie TR-800

El kit básico de equipo de respiración motorizado con seguridad intrínseca 3M™ Versaflo™ TR-819E es nuestro práctico kit con aprobación para requisitos de zona 0, que puede resultar adecuado para zonas en las que se esperan atmósferas potencialmente explosivas y permanentes dentro de las operaciones normales. Listo para usar y con todo lo necesario para empezar. El kit TR-819E está aprobado para el uso en una amplia variedad de unidades de cabeza flexibles Versaflo™ de la serie S y unidades de cabeza rígidas de la serie M, y cuenta con certificación ATEX y marcado CE.



- Kit práctico y listo para usar
- Aprobado para el uso en una amplia variedad de unidades de cabeza flexibles Versaflo™ de la serie S y unidades de cabeza rígidas de la serie M
- Incluye una batería de ion litio recargable de capacidad estándar

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100169180	TR819	3M™ Versaflo™ Kit básico de motoventilador con seguridad intrínseca TR-819E	1	Unidad	1	1

# Cartuchos y filtros de aire motorizados

# 3M™ Versaflo™ Series TR-600 y TR-800 Filtros para equipos de respiración motorizados

Los filtros para equipos de respiración motorizados 3M™ Versaflo™ Series TR-600 y TR-800 son nuestra gama de filtros para usar con los equipos de respiración motorizados 3M™ Versaflo™ Series TR-600 y TR-800 y una unidad de cabeza o máscara homologada de 3M™. Los filtros están disponibles en distintas opciones que cubren riesgos de partículas solamente, o para riesgos de la combinación de gas, vapor y partículas.



- Compatible con los equipos de respiración motorizados 3M™ Versaflo™ Series TR-600 y TR-800
- Protección respiratoria contra polvos, nieblas, humos y otros riesgos de partículas, además de una gran variedad de peligros de gases y vapores, incluidos vapores orgánicos, gases ácidos, gases inorgánicos, amoníaco y vapores de mercurio
- Fácil de instalar

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100020999	TR6580E	3M™ Versaflo™ Filtro ABE2K1HgP para equipos de respiración motorizados TR-6580E	5	Unidad	1	5
7100020971	TR6710E	3M™ Versaflo™ Filtro de partículas para equipos de respiración motorizados TR-6710E	5	Unidad	1	5
7100020998	TR6310E	3M™ Versaflo™ Filtro para equipos de respiración motorizados A2P TR-6310E	5	Unidad	1	5
7100020997	TR6130E	3M™ Versaflo™ Filtro para equipos de respiración motorizados ABE1P TR-6130E	5	Unidad	1	5

### 3M™ Prefiltros de respirador de aire motorizado



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100236854	SS6600	3M™ Prefiltro SS-6600	100	Unidad	20	100
7100237884	SS6602	3M <sup>™</sup> Soporte de prefiltro SS-6602	10	Unidad	2	10
7100021255	TR6600	3M™ Versaflo™ Prefiltro, TR-6600	50	Unidad	10	50
7100236853	SS6601	Prefiltro y soporte de prefiltro 3M™ SS-6601	5	Unidad	1	5

# Sistemas de máscara con suministro de aire

#### 3M™ Sistema de suministro de aire serie S200+

El sistema de suministro de aire 3M™ Versaflo™ S-200+ es nuestro sistema de suministro de aire que brinda protección respiratoria contra partículas, gases y vapores, así como peligros combinados cuando se usa con una máscara de 3M homologada.

- Para usar con la máscara completa de la serie 6000 de 3M™ y la media máscara de la serie 7500 de 3M™
- Ofrece protección contra partículas como polvo fino, aerosoles, pintura en aerosol o vapores metálicos, gases y vapores, así como peligros combinados
- El sistema proporciona un caudal constante de aire hacia la cara para la máxima comodidad del usuario

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000144500	6972	3M™ Equipo de respiración con suministro de aire 06972	1	Unidad	1	1
7000144498	S200+	3M™ Equipo de respiración con suministro de aire S-200+	1	Unidad	1	1

# Piezas y accesorios para equipo de suministro de aire

# 3M™ Cubiertas protectoras para equipos de respiración motorizados

Las cubiertas protectoras para equipos de respiración motorizados 3M™ son cubiertas de repuesto diseñadas para proteger los equipos de respiración motorizados 3M™. Las cubiertas para equipos de respiración motorizados 3M™ protegen la unidad turbo del equipo de respiración motorizado y las cubiertas opcionales también pueden proteger el tubo de respiración de la unidad turbo de residuos, salpicaduras y aerosoles contaminantes.



- Cubiertas de repuesto diseñadas para proteger contra salpicaduras y contaminantes de pulverización.
- Para su uso con algunos equipos de respiración motorizados de 3M™
- Pieza de repuesto o recambio

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100260718	TR-681	3M™ Versaflo™ Cubierta PAPR TR-681, para TR-600/800 PAPR	10	Unidad	1	10





# Gafas de seguridad

# 3M™ SecureFit™ Gafas de seguridad serie 200

Las 3M™ SecureFit™ serie 200 son unas gafas de seguridad ligeras que cuentan con tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™. El diseño envolvente de nuestras gafas es seguro y cómodo. Están disponibles en varios tintes de lente.

9

- Gama de gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ ligeras y económicas (18 gramos)
- El innovador diseño de la tecnología SecureFit™ Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M incorpora nervaduras ranuradas que compensan la presión de forma cómoda. Las patillas se flexionan y se autoajustan al tamaño de la cabeza
- El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras de alta calidad (disponible en determinados modelos)

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100112180	SF201AS	3M™ SecureFit™ 200 Gafas de seguridad, antirrayaduras, lente incolora, SF201AS-EU	20	Unidad	1	20
7100112010	SF202AF	3M™ SecureFit™ 200 Gafas de seguridad, antirrayaduras/ antiempañante, lente gris, SF202AS/AF-EU	20	Unidad	1	20
7100185279	SF201SGAF-BLU	3M™ SecureFit™ 200 Gafas de seguridad, montura azul, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente incolora, SF201SGAF-BLU-EU	20	Unidad	1	20

# 3M™ SecureFit™ Gafas de seguridad serie 400

Las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 400 ofrecen un diseño ligero con lentes de policarbonato sin montura, tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT)de 3M™, patillas anchas y flexibles y almohadillas nasales ajustables suaves.



- Cómoda gama de gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ con nariz y puntas de las patillas suaves y cómodas para mejorar la comodidad y el ajuste
- El innovador diseño de la tecnología SecureFit™ Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M incorpora nervaduras ranuradas que compensan la presión de forma cómoda. Las patillas se flexionan y se autoajustan al tamaño de la cabeza.
- El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras de alta calidad (disponible en determinados modelos)

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100148081	SF401SGAF-BAM	3M™ SecureFit™ 400 Gafas de seguridad, montura amarillo/negro, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente ámbar, SF403SGAF-YEL-EU	20	Unidad	1	20
7100148073	SF401SGAF-BFM	3M™ SecureFit™ 400 Gafas de seguridad, montura azul/gris, espuma, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard™ (K y N), lente incolora, SF401SGAF-BLU-F-EU	20	Unidad	1	20
7100148072	SF401SGAF-BIO	3M <sup>™</sup> SecureFit <sup>™</sup> 400 Gafas de seguridad, montura azul/gris, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard <sup>™</sup> (K y N), lente gris para interior/exterior, SF407SGAF-BLU-EU	20	Unidad	1	20
7100148052	SF401SGAF-BGR	3M <sup>™</sup> SecureFit <sup>™</sup> 400 Gafas de seguridad, montura azul/gris, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard <sup>™</sup> (K y N), lente gris, SF402SGAF-BLU-EU	20	Unidad	1	20
7100148074	SF401SGAF-BCL	3M <sup>™</sup> SecureFit <sup>™</sup> 400 Gafas de seguridad, montura azul/gris, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard <sup>™</sup> (K y N), lente incolora, SF401SGAF-BLU-EU	20	Unidad	1	20
7100148082	SF401SGAF-BBW	3M <sup>™</sup> SecureFit <sup>™</sup> 400 Gafas de seguridad, montura negro/marrón, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard <sup>™</sup> (K y N), lente marrón, SF405SGAF-BLA-EU	20	Unidad	1	20
7100148075	SF401SGAF-BOG	3M <sup>™</sup> SecureFit <sup>™</sup> 400 Gafas de seguridad, montura negro/marrón, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard <sup>™</sup> (K y N), lente naranja, SF406SGAF-BLA-EU	20	Unidad	1	20
7100078880	SF408AS	3M™ SecureFit™ 400 Gafas de seguridad, montura negro/verde, antirrayaduras, lente de espejo azul, SF408AS-EU	20	Unidad	1	20
7100078988	SF410AS	3M <sup>™</sup> SecureFit <sup>™</sup> 400 Gafas de seguridad, montura negro/verde, antirrayaduras, lente de espejo para interior/exterior, SF410AS-EU	20	Unidad	1	20
7100078987	SF402AF	3M™ SecureFit™ 400 Gafas de seguridad, montura negro/verde, antirrayaduras/antiempañante, lente gris, SF402AS/AF-EU	20	Unidad	1	20
7100078989	SF401AF	3M™ SecureFit™ 400 Gafas de seguridad, montura negro/verde, antirrayaduras/antiempañante, lente incolora, SF401AS/AF-EU	20	Unidad	1	20
7100078986	SF403AF	3M™ SecureFit™ 400 Gafas de seguridad, montura negro/verde, antirrayaduras/antiempañante, lente ámbar, SF403AS/AF-EU	20	Unidad	1	20
7100148026	SF401SGAF-RCL	3M <sup>™</sup> SecureFit <sup>™</sup> 400 Gafas de seguridad, montura rojo/gris, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard <sup>™</sup> (K y N), lente incolora, SF401SGAF-RED-EU	20	Unidad	1	20

# Gafas panorámicas de seguridad

## 3M™ GoggleGear™ Gafas de seguridad serie 2890

Las gafas de seguridad 3M™ GoggleGear™ serie 2890 son gafas de seguridad de alta cobertura disponibles con un recubrimiento antirrayaduras y antiempañante de alta calidad para una mayor visión y durabilidad. Nuestras gafas tienen un diseño moderno y delgado e incluyen una correa elástica de ancha que permite ajustarlas fácilmente.



- Gama de gafas de seguridad 3M™ GoggleGear™ de perfil amplio, con espacio suficiente para ajustarlas sobre la mayoría de las gafas graduadas
- Disponibles como opciones de lentes de policarbonato resistentes a impactos y de lentes de acetato para una mayor resistencia a agentes químicos
- Disponibles en versiones con ventilación indirecta que protegen contra gotas de líquido y partículas de polvo grandes, así como en versiones con ventilación sellada que protegen contra partículas de polvo pequeñas y con protección antigases

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000032481	G2890A	3M™ Gafas de seguridad serie 2890, con ventilación indirecta, antiempañante, lente de acetato incolora, 2890A	10	Unidad	1	10
7000032480	G2890	3M™ Gafas de seguridad serie 2890, con ventilación indirecta, antirrayaduras/antiempañante, lente de policarbonato transparente, 2890	10	Unidad	1	10
7100146292	2891-SGAF	3M <sup>™</sup> Gafas de seguridad serie 2890, con ventilación indirecta, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard <sup>™</sup> (K y N), lente incolora, 2891-SGAF	10	Unidad	1	10
7000032483	G2890SA	3M™ Gafas de seguridad serie 2890, selladas, antiempañante, lente de acetato incolora, 2890SA	10	Unidad	1	10
7000061924	G2890S	3M™ Gafas de seguridad serie 2890, selladas, antirrayaduras/ antiempañante, lente de policarbonato transparente, 2890S	10	Unidad	1	10
7100010431	G2895S	3M™ Gafas de seguridad serie 2890, selladas, antirrayaduras/ antiempañante, tono para soldadura 5, 2895S	10	Unidad	1	10
7100146291	2891S-SGAF	3M <sup>™</sup> Gafas de seguridad serie 2890, selladas, recubrimiento antiempañante/antirrayaduras Scotchgard <sup>™</sup> (K y N), lente incolora, 2891S-SGAF	10	Unidad	1	10



# Protección auditiva

# **Tapones**

## 3M<sup>™</sup> Tapones Desechables Serie 1100

Los tapones 1100 de 3M™ son tapones de espuma desechables diseñados para insertarlos en el canal auditivo y ayudar a reducir la exposición a niveles peligrosos de ruido de hasta 35 dB, probados según EN 352-2:2020.



- Reducen los niveles de ruido hasta 35 dB, probado según EN 352-2:2020
- El diseño cónico permite adecuarlos bien a una gran variedad de conductos auditivos
- La suave espuma hipoalergénica se ablanda con la temperatura corporal una vez insertada para un uso cómodo y prolongado

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100100263	1100R	3M™ Tapones Serie 1100 desechables, bolsa de recarga, sin cordón, 1100R	2000	Par	1	2000
7000103721	1100B	3M <sup>™</sup> Tapones Serie 1100 desechables, botella de recarga, sin cordón, 1100D	500	Par	1	500
7100100638	1110	3M™ Tapones Serie 1100 desechables, con cordón, 1110	500	Par	100	500
7100100637	1100	3M <sup>™</sup> Tapones Serie 1100 desechables, sin cordón	1000	Par	1	1000

## 3M™ 1310 Tapones con banda

Los tapones con banda 3M™ E-A-R™ 1310 están diseñados con una diadema patentada con capacidad de flexión que se ajusta a los movimientos de la mandíbula y la cabeza, lo que garantiza un ajuste cómodo y seguro con baja presión constante en el oído. Nuestra robusta banda de plástico acetal azul puede ajustarse detrás de la cabeza o debajo de la barbilla, lo que la hace ideal para usuarios expuestos a ruidos intermitentes.



- Reducen los niveles de ruido en hasta 26 dB
- El diseño flexible ayuda a mantener una presión constante y cómoda independientemente del tamaño de la cabeza
- Innovadora banda flexible para un ajuste óptimo y una comodidad superior

ID		Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100	089592	1310	3M™ Tapones con banda, 1310	50	Unidad	1	50

# Protección auditiva

# **Orejeras**


### 3M™ PELTOR™ X4 Orejeras

Las orejeras PELTOR™ X4 de 3M™ son nuestros protectores auditivos ligeros y finos con innovadores insertos de espuma para las copas auriculares y espaciadores para ayudar a aumentar la atenuación y proteger frente a bajas frecuencias.

Disponibles como diadema, accesorio para casco y arnés de nuca.

El modelo con diadema cuenta con una diadema doble con aislamiento eléctrico que reduce la acumulación de calor en la parte superior de la cabeza. Según las preferencias del usuario o las necesidades de la aplicación, hay versiones con sujeción al casco disponibles con aislamiento eléctrico dieléctrico o con robustos brazos metálicos.


- Reducción de los niveles de ruido de 32-33 dB, según el modelo, probada según EN 352:2020.
- Disponibles en modelos con banda A y acoplados al casco P5 con aislamiento eléctrico y resistentes o "dieléctricas".
- La codificación por colores facilita la identificación del nivel de protección que se usa



## 3M™ PELTOR™ Optime™ I Orejeras

Las orejeras 3M™ PELTOR™ Optime™ I son nuestros protectores auditivos innovadores y ligeros que reducen los niveles de ruido en hasta 27 dB, probados conforme a EN 352:2020. Cuentan con un diseño de perfil bajo que facilita combinarlas con otros equipos de seguridad y tienen unos acolchados suaves, amplios y confortables que reducen la presión alrededor de las orejas.

- Reducción de los niveles de ruido de 26-27 dB, según el modelo, probada según EN 352:2020.
- Diseño de bajo perfil que combina fácilmente con otros equipos de seguridad
- Compatibles con el sistema de validación para los dos oídos 3M™ E-A-Rfit™





# Protección auditiva

# Accesorios de protección auditiva

## 3M™ E-A-R™ Tapones de repuesto

Tapones de recambio para una mayor higiene y económicos que se adaptan a los tapones con banda 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ y 1310.

- Tapones de espuma de repuesto para los tapones con banda 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ y 1310.
- Tapones fáciles de quitar y recolocar en los tapones con banda.
- Los tapones de repuesto son una forma sencilla de mejorar la higiene y la comodidad de su protector auditivo con banda lavable.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100100262	1311	3M™ E-A-R™ Tapones de repuesto, 1311	100	Par	1	100





# Protección de la cabeza y del rostro

## Cascos

### 3M™ combinaciones de arnés de cabeza serie G500

El casco de 3M™ de la serie G500 es una solución versátil y cómoda para usar como sistema de protección facial independiente o para protección facial y auditiva combinada.

- Ventilación para ofrecer mayor comodidad
- El diseño incorpora un soporte de cable para productos de comunicación de PELTOR™
- Una amplia gama de visores y pantallas faciales disponibles para muchas aplicaciones industriales



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7000104156	G500OR	3M™ Combinación de arnés de cabeza, forestal, naranja, G500-OR	10	Unidad	1	10
7000103790	G5005C1	3M™ Combinación de arnés de cabeza, forestal, naranja, G500V5CH510-OR	12	Unidad	1	12
7000103820	G5005J	3M™ Combinación de arnés de cabeza, forestal, naranja, G500V5JH510-OR	12	Unidad	1	12
7000038216	G500GU	3M™ combinación de arnés de cabeza, industrial, amarillo, G500-GU	10	Unidad	1	10
7100029146	G500IND1	3M™ combinación de arnés de cabeza, industrial, amarillo, G500V5F11H51-GU	12	Unidad	1	12





# Protección para la soldadura

## Pantallas de soldadura

# Pantallas de soldadura serie 9100 3M™ Speedglas™

Las pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ serie 9100 protegen a los trabajadores de la radiación, el calor y las chispas, al mismo tiempo que brindan una visión precisa de su trabajo.

- Disponibles lentes autooscurecentes en siete tonos oscuros variables (5, 8 y 9 a 13) para la mayoría de los tipos de soldadura por arco
- Disponible en múltiples modelos con varios tamaños de área de visión
- Disponible con o sin ventanas laterales





## 3M™ Speedglas™ Pantallas de soldadura serie 100

La pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ serie 100 protege a los soldadores de chispas y residuos en el aire, y la lente autooscurescente protege los ojos de la luz intensa de la soldadura MIG, TIG y con electrodos revestidos, al mismo tiempo que ofrece una vista precisa del espacio de trabajo antes, durante y después de la soldadura. Con un adaptador de casco opcional, este casco es una excelente opción para soldadores que comiencen sus carreras, trabajadores manuales y aficionados al bricolaje.



- Pantalla de soldadura con adaptador de casco de protección opcional
- Excelente opción para soldadores que comiencen sus carreras, trabajadores manuales y aficionados al bricolaje
- Lente de oscurecimiento automático con cinco tonos oscuros ajustables 8-12 (no aplicable a la pantalla de soldadura pasiva 3M Speedglas 100)

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100166702	751620	Pantallas de soldadura 3M <sup>™</sup> Speedglas <sup>™</sup> Serie 100, Trojan Warrior, con filtro de soldadura 100v, 751620	1	Unidad	1	1
7100166706	752520	Pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ serie 100, Ice Hot, con filtro de soldadura 100v, 751520	1	Unidad	1	1
7100166689	752420	Pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ serie 100, Razor Dragon, con filtro de soldadura 100v, 752420	1	Unidad	1	1
7100166688	752220	Pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ serie 100, Xterminator, con filtro de soldadura 100v, 752220	1	Unidad	1	1
7100166705	751120	Pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ serie 100, negras, con filtro de soldadura 100v, 751120	1	Unidad	1	1
7100166682	751101	Pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ serie 100, negras, con filtro pasivo, 751101	1	Unidad	1	1
7100166681	751100N	Pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ serie 100, negras, sin filtro de soldadura, 751100	1	Unidad	1	1



# Lentes de oscurecimiento automático y soldadura pasiva

# Filtros de soldadura autooscurescentes 3M™ Speedglas™ serie 100

Los filtros de soldadura autooscurescentes 3M™ Speedglas™ serie 100 son filtros de soldadura autooscurescentes de repuesto diseñados para usar con la pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ serie 100.

- Filtros de soldadura autooscurescentes de repuesto diseñados para usar con la pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ serie 100
- 100V Tonos oscuros variables del 8 al 12. 100B tonos oscuros variables del 10 al 12
- Tono claro de 3



# Filtros de soldadura autooscurescentes 3M™ Speedglas™ serie 9100

Los filtros de soldadura autooscurescentes serie 9100 de 3M™ Speedglas™ están diseñados para el soldador profesional que utiliza la pantalla de soldadura serie 9100 de 3M™ Speedglas™. Estos filtros, que incorporan rangos de tonos oscuros 5, 8-13 y modos de desbaste y corte, son ideales para usar con la mayoría de procesos de soldadura por arco.



- Filtro de soldadura autooscurescente diseñado para usar con la pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ serie 9100, adecuado para la mayoría de los tipos de soldadura por arco
- Ofrece una distorsión mínima en toda el área de visión del filtro
- Se puede ajustar la sensibilidad de la detección del arco para una fiabilidad de transición insuperable. Tiempo de transición de claro a oscuro de 0,1 ms.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	Unidad de Venta	PP	UV
7100032397	500026	Filtros de soldadura autooscurescentes 3M™ Speedglas™ serie 9100, 9100XXi, 500026	10	Unidad	1	10








# Ropas de trabajo y accesorios

## Monos desechables

### 3M™ Prenda de protección 4540+


3M™ Prenda de protección 4540+ está confeccionada con un bicomponente de alta calidad laminado no tejido y cuenta con un panel trasero triangular transpirable SMMMS muy cómodo. Esta prenda, suave y ligera, es una barrera excelente contra partículas peligrosas y salpicaduras de algunos líquidos.

- Barrera excelente contra partículas secas y determinadas salpicaduras de productos químicos líquidos (CE tipo 5/6)
- El material microporoso laminado, suave y ligero, desprende un número extremadamente bajo de fibras y se adapta bien al cuerpo, facilitando la libertad de movimiento.
- Capucha de 3 paneles, cierre de cremallera de doble carro y solapa de protección con cinta sellable, con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel




## 3M™ Mono de pintor reutilizable 51851

El mono reutilizable 51851 de 3M™ tiene certificación CE de categoría III según las normas de Tipo 6 y EN 1149 para reducir la acumulación de carga estática. Fabricado con material de poliéster con hilos de fibra de carbono que se extienden verticalmente por el tejido, se puede lavar hasta 30 veces a 40 °C. También ofrece rodilleras y un panel trasero con ventilación para ofrecer el equilibrio óptimo entre protección y comodidad.



- Cumple con la norma EN1149-5:2018 respecto de las propiedades antiestáticas de protección
- Rodilleras de espuma EVA





# Procedimientos operativos estándar de 3M Procesos para el éxito

Si quiere obtener resultados realmente espectaculares en su taller de chapa y pintura, conozca las mejores prácticas, procesos y procedimientos que puede llevar a cabo. Desde la reparación de metales y plásticos hasta el lijado, el acabado de pinturas y la limpieza de automóviles, 3M tiene los productos y procesos de reparación que necesita.

En nuestros procedimientos operativos estándar, encontrará procedimientos paso a paso de principio a fin, como la reparación y restauración de carrocerías, plásticos y paneles, cómo enmascarar un vehículo, lijar la imprimación, aplicar imprimación con taco, preparar parachoques y paneles cataforesis, así como mezclar y pulverizar con cazoletas de pintura desechables. Recomendamos seguir estos procedimientos operativos estándar para que pueda realizar reparaciones de la más alta calidad durante la aplicación de pintura y realizar un excelente trabajo a fin de satisfacer a sus clientes.

















Visite www.3m.com.es/reparacionautomovil para descargar una guía específica para sus necesidades.



Número de Parte	Página
02023	37
02044	37
03446	35
04748	72
04904	72
05887	72
05917TF	71
06281	153
06282	153
06283	153
06284	153
06291	153
06357	148
07525	32
07528N	32
08014	66
08117	66
08193	73
08463	80
08563	80
08851	65
08852	82
08861	85
08873	83
08874	83
08881	85
08909	83
08911	83
08991	68
09035E	94
09376	125
09377	126
09378	132
09550	130
09560	135
09560P	135
09651	135
09930	67
1100	174
1100B	174
1100R	174
1110	174
1310	174
1311	176
13928	43
148076	32
154926N	40
15526	43
16000	114
16001	114
16023	114
16024	114
16026	114
16032	115
16033	115
16034	115
16035	115
16036	115

Número de Parte	Página
16037	115
16038	115
16039	115
16042	115
16044	115
16046	115
16105	115
16106	115
16112	114
16114	114
16115	114
16119	115
16122	114
16312	114
16577	105
16740	114
16742	115
16743	116
16752	114
16754	115
16757	115
20382	87
20480	112
206192	39
206194	39
206196N	39
206197N 20677	39 112
2181255	152
2181555	152
218955	152
24418	148
24424	148
24436	148
24448	148
25115	40
26030	108
26035	112
26036	112
26044	112
26121	113
26124	113
26338	146
26709	100
26809	101
26820	101
26832	100
26835	104
26837	103
26838	104
26841	104
26912	101
26913	101
26914	101
2891-SGAF	172
2891S-SGAF	172
30272	21
20244E	107

30344E

Número de Parte	Página
30461	21
31361	15
31362	15
31363	15
31364	15
31370	16
31375	16
31376	16
31461	15
31462	15
31463	15
31464	16
31488	35
31489	35
31490	35
31641	13
31642	13
31643	13
31645	13
31646	13
31647	13
31650	14
31651	14
31652	14
31653	14
31654	14
31655	14
31656	14
31679	14
31680	14
31681	14
31682	14
31683	14
31684	14
31685	14
31706	51
33279	133
33545	28
33546	28
33547	28
33548	28
33549	28
33582	56
34102E	54
34103E	54
34120	128
34121	128
34122	128
34123	129
34124	128
34125	128
34126	128
34127	129
34128	134
34129	134
34130E	122
34131E	122
34133E	124

Número de Parte	Página
34134E	124
34254	37
34460	35
34462	35
34465	35
34466	35
34467	35
34469	35
34470	35
34560	34
34561	34
34562	34
34563	34
34564	34
34565	34
34566	34
34572	34
34573	34
34574	34
34575	34
34576	34
34577	34
34578	34
35109	40
35110	40
35111	40
35112	40
35113	40
35114	40
35116	40
35123	45
35501	35
35502	35
35503	35
35504	35
35825	44
35826	44
35828	44
36102E	123
36106E	123
36110E	127
36113E	127
36856	142
36863	141
471AZ3	153
471Z6	153
4737T12	152
4737T19	152
4737T6	152
500026	181
50079	25
501	163
501826	180
50389	131
50458	115
50480	115
50578	115
50602	86

Número de Parte	Página
50677	115
5073A	115
50740	64
50774	43
51003	76
51053	23
51054	23
51055	23
51057	23
51077	78
51090	25
51092	25
51099	23
51304	23
51371	20
51373	20
51374	20
51375	20
51376	20
51377	20
51379	20
51381	20
51382	20
51383	20
51610	16
51611	16
51612	16
51614	16
51615	16
51616	16
51815	122
518512XL	184
51851L	184
51851M	184
51851XL	184
51880	29
51887	29
51888	29
51889	29
51890	29
51891	29
51893	29
51894	29
55045	72
55047	63
58115	62
6059	160
64860	50
64861	50
64862	50
6700S	158
6772	159
6782	159
6783	159
6885	163
6900S	158
6911	160
6915	160

Número de Parte         Página           6972         167           7447PRO         41           7448+         41           7448PRO         42           750014         181           7502         159           7503         159           751100N         180           751120         180           75120         180           75120         180           752420         180           75244         32           75240         180           80307         142           80318         70           8090         63           8122         62           83497         46           8351WK         82           8872         85           9320D+BLK         158           9330+BLK         158           9330+BLK         158           9330+BLK         158           93125         161           D701         162           D7915         161           D8051         161           D8052         161           D8055         161		
7447PRO         41           7448+         41           7448PRO         42           750014         181           7501         159           7502         159           7503         159           751100N         180           751120         180           751120         180           751220         180           752220         180           752520         180           80307         142           80318         70           8090         63           8122         62           83497         46           8365         64           83978         46           8851WK         82           8872         85           9320D+BLK         158           9330+BLK         158           AB14281         55           AB14291         55           D3125         161           D3138         161           D701         162           D7915         161           D8051         161           D8059         161           D805	Número de Parte	Página
7448+         41           7448PRO         42           750014         181           7501         159           7502         159           7503         159           751101         180           751120         180           751620         180           752220         180           75244         32           752420         180           752520         180           80307         142           80318         70           8090         63           8122         62           83497         46           8365         64           83978         46           8851WK         82           8872         85           9320D+BLK         158           9330+BLK         158           AB14281         55           AB14291         55           D3125         161           D3138         161           D7915         161           D8051         161           D8059         161           D8059         161           D8059<	6972	167
7448PRO         42           750014         181           7501         159           7502         159           7503         159           751100N         180           751120         180           751120         180           751620         180           752220         180           75244         32           752420         180           80307         142           80318         70           8090         63           8122         62           83497         46           8365         64           83978         46           8851WK         82           8872         85           9320D+BLK         158           9330+BLK         158           AB14281         55           AB14291         55           D3125         161           D3138         161           D7915         161           D8051         161           D8059         161           D8059         161           D8059         161           D805	7447PRO	41
750014         181           7501         159           7502         159           7503         159           751100N         180           751101         180           75120         180           752220         180           75244         32           752420         180           752520         180           80307         142           80318         70           8090         63           8122         62           83497         46           8365         64           83978         46           8851WK         82           8872         85           9320D+BLK         158           9330+BLK         158           AB14281         55           AB14291         55           D3125         161           D701         162           D7915         161           D8051         161           D8051         161           D8055         161           D8056         161           D8057         161           D8058 </td <td>7448+</td> <td>41</td>	7448+	41
7501         159           7502         159           7503         159           751100N         180           751101         180           751120         180           751240         180           752220         180           75244         32           752420         180           80307         142           80318         70           8090         63           8122         62           83497         46           8365         64           83978         46           83978         46           8351WK         82           8872         85           9320D+BLK         158           9330+BLK         158           AB14281         55           AB14291         55           D3125         161           D3138         161           D701         162           D7915         161           D8051         161           D8055         161           D8059         161           D8059         161           D8059 <td>7448PRO</td> <td>42</td>	7448PRO	42
7502         159           7503         159           751100N         180           751101         180           751120         180           751620         180           752220         180           75224         32           752420         180           80307         142           80318         70           8090         63           8122         62           83497         46           8365         64           83978         46           8851WK         82           8872         85           9320D+BLK         158           9330+BLK         158           AB14281         55           AB14291         55           D3135         161           D3138         161           D701         162           D7915         161           D8051         161           D8055         161           D8059         161           D8059         161           D8094         161           D8095         161           D9038<	750014	181
7503         159           751100N         180           751101         180           751120         180           751620         180           752220         180           75244         32           752420         180           80307         142           80318         70           8090         63           8122         62           83497         46           8365         64           83978         46           8851WK         82           8872         85           9320D+BLK         158           9330+BLK         158           AB14281         55           AB14291         55           D3125         161           D3138         161           D701         162           D7915         161           D8051         161           D8055         161           D8056         161           D8057         161           D8058         161           D8059         161           D8050         172           G2890	7501	159
751100N         180           751101         180           751120         180           751620         180           752220         180           75244         32           752420         180           80307         142           80318         70           8090         63           8122         62           83497         46           8365         64           83978         46           8851WK         82           8872         85           9320D+BLK         158           9330+BLK         158           AB14281         55           AB14291         55           D3125         161           D3138         161           D701         162           D7915         161           D8051         161           D8055         161           D8056         161           D8057         161           D8058         161           D8094         161           D8038         161           empty productattribute         15	7502	159
751101         180           751120         180           751620         180           75244         32           752420         180           752520         180           80307         142           80318         70           8090         63           8122         62           83497         46           8365         64           83978         46           8851WK         82           8872         85           9320D+BLK         158           9320D+BLK         158           9330+BLK         158           AB14281         55           AB14291         55           D3125         161           D3138         161           D701         162           D7915         161           D8051         161           D8055         161           D8055         161           D8059         161           D8094         161           D8095         161           D8098         161           empty productattribute         15 <tr< td=""><td>7503</td><td>159</td></tr<>	7503	159
751120         180           751620         180           75244         32           752420         180           752520         180           80307         142           80318         70           8090         63           8122         62           83497         46           8365         64           83978         46           8851WK         82           8872         85           9320D+BLK         158           9330+BLK         158           AB14281         55           AB14291         55           D3125         161           D3138         161           D701         162           D7915         161           D8051         161           D8055         161           D8055         161           D8059         161           D8094         161           D8095         161           D8098         161           E8900A         172           G2890SA         172           G2890SA         172           G2	751100N	180
751620         180           752220         180           7524         32           752420         180           752520         180           80307         142           80318         70           8090         63           8122         62           83497         46           8365         64           83978         46           8851WK         82           8872         85           9320D+BLK         158           AB14281         55           AB14291         55           D3125         161           D3135         161           D701         162           D7915         161           D8051         161           D8055         161           D8059         161           D8059         161           D8094         161           D8095         161           D8098         161           E8900         172           G2890S         172           G2890S         172           G2890S         172           G2890S </td <td>751101</td> <td>180</td>	751101	180
751620         180           752220         180           7524         32           752420         180           752520         180           80307         142           80318         70           8090         63           8122         62           83497         46           8365         64           83978         46           8851WK         82           8872         85           9320D+BLK         158           AB14281         55           AB14291         55           D3125         161           D3135         161           D701         162           D7915         161           D8051         161           D8055         161           D8059         161           D8059         161           D8094         161           D8095         161           D8098         161           E8900         172           G2890S         172           G2890S         172           G2890S         172           G2890S </td <td>751120</td> <td>180</td>	751120	180
752220         180           7524         32           752420         180           752520         180           80307         142           80318         70           8090         63           8122         62           83497         46           8365         64           83978         46           8851WK         82           8872         85           9320D+BLK         158           AB14281         55           AB14291         55           D3125         161           D3138         161           D701         162           D7915         161           D8051         161           D8051         161           D8055         161           D8059         161           D8059         161           D8094         161           D8095         161           D8098         161           E8900         172           G2890S         172           G2890S         172           G2890S         172           G5005C1 </td <td>751620</td> <td></td>	751620	
7524         32           752420         180           752520         180           80307         142           80318         70           8090         63           8122         62           83497         46           8365         64           83978         46           8851WK         82           8872         85           9320D+BLK         158           9330+BLK         158           AB14281         55           AB14291         55           D3125         161           D3138         161           D701         162           D7915         161           D8051         161           D8051         161           D8055         161           D8059         161           D8094         161           D8095         161           D9038         161           empty productattribute         15           G2890A         172           G2890SA         172           G2890SA         172           G2890SA         172		
752420         180           752520         180           80307         142           80318         70           8090         63           8122         62           83497         46           8365         64           83978         46           8851WK         82           8872         85           9320D+BLK         158           AB14281         55           AB14291         55           D3125         161           D3138         161           D701         162           D7915         161           D8051         161           D8051         161           D8055         161           D8059         161           D8094         161           D8095         161           D8098         161           G2890         172           G2890S         172           G2890SA         172           G2890SA         172           G5005J         178           G500GU         178           G500OR         178           HF8		
752520         180           80307         142           80318         70           8090         63           8122         62           83497         46           8365         64           83978         46           8851WK         82           8872         85           9320D+BLK         158           9330+BLK         158           AB14281         55           AB14291         55           D3125         161           D3138         161           D701         162           D7915         161           D8051         161           D8051         161           D8055         161           D8059         161           D8094         161           D8095         161           D8098         161           G2890         172           G2890S         172           G2890SA         172           G2890SA         172           G500SC1         178           G500GU         178           G500OR         178		
80307         142           80318         70           8090         63           8122         62           83497         46           8365         64           83978         46           8851WK         82           8872         85           9320D+BLK         158           9330+BLK         158           AB14281         55           AB14291         55           D3125         161           D3138         161           D701         162           D7915         161           D8051         161           D8051         161           D8055         161           D8059         161           D8094         161           D8095         161           D8096         161           D8097         161           D8098         161           G2890A         172           G2890SA         172           G2890SA         172           G2890SO         172           G5005J         178           G500OOR         178		
80318         70           8090         63           8122         62           83497         46           8365         64           83978         46           8851WK         82           8872         85           9320D+BLK         158           9330+BLK         158           AB14281         55           AB14291         55           D3125         161           D3138         161           D701         162           D7915         161           D8051         161           D8055         161           D8058         161           D8094         161           D8095         161           D8098         161           D8099         161           D8090         172           G2890A         172           G2890SA         172           G2890SO         172           G2895S         172           G5005U         178           G500GU         178           G500GU         178           G500OOR         178 <td< td=""><td></td><td></td></td<>		
8090         63           8122         62           83497         46           8365         64           83978         46           8851WK         82           8872         85           9320D+BLK         158           9330+BLK         158           AB14281         55           AB14291         55           D3125         161           D3138         161           D701         162           D7915         161           D8051         161           D8055         161           D8059         161           D8094         161           D9038         161           D9038         161           empty productattribute         15           G2890A         172           G2890SA         172           G2890SA         172           G2895S         172           G5005U         178           G500IND1         178           G500OR         178           HF801SD         160           HF803SD         160           HF803SD         160 <td></td> <td></td>		
8122         62           83497         46           8365         64           83978         46           8851WK         82           8872         85           9320D+BLK         158           9330+BLK         158           AB14281         55           AB14291         55           D3125         161           D3138         161           D701         162           D7915         161           D8051         161           D8055         161           D8059         161           D8094         161           D9038         161           D9038         161           empty productattribute         15           G2890A         172           G2890SA         172           G2890SA         172           G2895S         172           G5005U         178           G500IND1         178           G500OR         178           HF801SD         160           HF803SD         160           HF803SD         160		
83497         46           8365         64           83978         46           8851WK         82           8872         85           9320D+BLK         158           9330+BLK         158           AB14281         55           AB14291         55           D3125         161           D3138         161           D701         162           D7915         161           D8051         161           D8055         161           D8059         161           D8094         161           D9038         161           empty productattribute         15           G2890         172           G2890A         172           G2890SA         172           G2895S         172           G5005J         178           G500GU         178           G500IND1         178           G500OR         178           HF801SD         160           HF803SD         160		
8365         64           83978         46           8851WK         82           8872         85           9320D+BLK         158           9330+BLK         158           AB14281         55           AB14291         55           D3125         161           D3138         161           D701         162           D7915         161           D8051         161           D8055         161           D8059         161           D8094         161           D9038         161           empty productattribute         15           G2890         172           G2890A         172           G2890SA         172           G2895S         172           G5005J         178           G500GU         178           G500OR         178           HF801SD         160           HF803SD         160		
83978         46           8851WK         82           8872         85           9320D+BLK         158           9330+BLK         158           AB14281         55           AB14291         55           D3125         161           D3138         161           D701         162           D7915         161           D8051         161           D8055         161           D8055         161           D8059         161           D8094         161           D9038         161           empty productattribute         15           G2890         172           G2890A         172           G2890SA         172           G2895S         172           G5005C1         178           G500GU         178           G500OR         178           HF801SD         160           HF803SD         160		
8851WK         82           8872         85           9320D+BLK         158           9330+BLK         158           AB14281         55           AB14291         55           D3125         161           D3138         161           D701         162           D7915         161           D8051         161           D8055         161           D8055         161           D8059         161           D8094         161           D9038         161           empty productattribute         15           G2890         172           G2890A         172           G2890SA         172           G2895S         172           G5005C1         178           G500GU         178           G500IND1         178           G500OR         178           HF801SD         160           HF803SD         160	-	
8872         85           9320D+BLK         158           9330+BLK         158           AB14281         55           AB14291         55           D3125         161           D3138         161           D701         162           D7915         161           D8051         161           D8051         161           D8055         161           D8059         161           D8094         161           D9038         161           empty productattribute         15           G2890         172           G2890A         172           G2890SA         172           G2895S         172           G5005J         178           G500GU         178           G500IND1         178           G500OR         178           HF801SD         160           HF803SD         160		
9320D+BLK 158 9330+BLK 158 AB14281 55 AB14291 55 D3125 161 D3135 161 D3138 161 D701 162 D7915 161 D8051 161 D8051 161 D8055 161 D8059 161 D8094 161 D8095 161 D8098 161 Empty productattribute 15 G2890 172 G2890A 172 G2890S 172 G2890SA 172 G2890S 172 G500GU 178 G500IND1 178 G500OR 178 HF801SD 160 HF802SD 160		
9330+BLK         158           AB14281         55           D3125         161           D3138         161           D701         162           D7915         161           D8051         161           D8051         161           D8055         161           D8059         161           D8094         161           D8095         161           D9038         161           empty productattribute         15           G2890         172           G2890A         172           G2890SA         172           G2895S         172           G5005C1         178           G500GU         178           G500OR         178           HF801SD         160           HF802SD         160           HF803SD         160		
AB14281 55 AB14291 55 D3125 161 D3135 161 D3138 161 D701 162 D7915 161 D8051 161 D8051 161 D8055 161 D8059 161 D8094 161 D8095 161 D8095 161 empty productattribute 15 G2890 172 G2890A 172 G2890S 172 G2890SA 172 G2890SA 172 G2895S 172 G5005C1 178 G500GU 178 G500OR 178 HF801SD 160 HF802SD 160		
AB14291         55           D3125         161           D3138         161           D701         162           D7915         161           D8051         161           D8051E         161           D8055         161           D8059         161           D8094         161           D8095         161           D8098         161           empty productattribute         15           G2890         172           G2890A         172           G2890SA         172           G2895S         172           G5005C1         178           G500GU         178           G500OR         178           HF801SD         160           HF802SD         160           HF803SD         160		
D3125         161           D3135         161           D3138         161           D701         162           D7915         161           D7925         161           D8051         161           D8055         161           D8059         161           D8094         161           D8095         161           D9038         161           empty productattribute         15           G2890         172           G2890A         172           G2890SA         172           G2895S         172           G5005C1         178           G500GU         178           G500OR         178           HF801SD         160           HF802SD         160           HF803SD         160		
D3135         161           D3138         161           D701         162           D7915         161           D7925         161           D8051         161           D8055         161           D8059         161           D8094         161           D8095         161           D9038         161           empty productattribute         15           G2890         172           G2890A         172           G2890SA         172           G2890SA         172           G2895S         172           G5005C1         178           G500GU         178           G500IND1         178           G500OR         178           HF801SD         160           HF803SD         160		
D3138         161           D701         162           D7915         161           D7925         161           D8051         161           D8051E         161           D8055         161           D8099         161           D8094         161           D8095         161           D9038         161           empty productattribute         15           G2890         172           G2890A         172           G2890SA         172           G2890SA         172           G2895S         172           G5005C1         178           G500GU         178           G500IND1         178           G500OR         178           HF801SD         160           HF803SD         160           HF803SD         160		
D701         162           D7915         161           D7925         161           D8051         161           D8055         161           D8059         161           D8094         161           D8095         161           D9038         161           empty productattribute         15           G2890         172           G2890A         172           G2890SA         172           G2895S         172           G5005C1         178           G500GU         178           G500OR         178           HF801SD         160           HF803SD         160		
D7915         161           D7925         161           D8051         161           D8051E         161           D8055         161           D8059         161           D8094         161           D9038         161           empty productattribute         15           G2890         172           G2890A         172           G2890SA         172           G2890SA         172           G2890SA         172           G5005C1         178           G500GU         178           G500IND1         178           G500OR         178           HF801SD         160           HF803SD         160		
D7925         161           D8051         161           D8051E         161           D8055         161           D8059         161           D8094         161           D9038         161           empty productattribute         15           G2890         172           G2890A         172           G2890SA         172           G2895S         172           G5005C1         178           G500GU         178           G500IND1         178           G500OR         178           HF801SD         160           HF803SD         160		
D8051 161 D8051E 161 D8055 161 D8059 161 D8094 161 D8095 161 D9038 161 empty productattribute 15 G2890 172 G2890A 172 G2890S 172 G2890S 172 G2890S 172 G2890S 172 G5005C1 178 G500SU 178 G500OR 178 HF801SD 160 HF802SD 160		161
D8051E 161 D8055 161 D8059 161 D8094 161 D8095 161 D9038 161 empty productattribute 15 G2890 172 G2890A 172 G2890S 172 G2890SA 172 G2890SA 172 G2890S 172 G5005C1 178 G5005U 178 G500IND1 178 G500OR 178 HF801SD 160 HF802SD 160	D7925	161
D8055         161           D8059         161           D8094         161           D8095         161           D9038         161           empty productattribute         15           G2890         172           G2890A         172           G2890SA         172           G2895S         172           G5005C1         178           G5005J         178           G500GU         178           G500OR         178           HF801SD         160           HF803SD         160	D8051	161
D8059         161           D8094         161           D8095         161           D9038         161           empty productattribute         15           G2890         172           G2890A         172           G2890S         172           G2890SA         172           G2895S         172           G5005C1         178           G500GU         178           G500IND1         178           G500OR         178           HF801SD         160           HF803SD         160	D8051E	161
D8094         161           D8095         161           D9038         161           empty productattribute         15           G2890         172           G2890A         172           G2890SA         172           G2890SA         172           G2895S         172           G5005C1         178           G500GU         178           G500IND1         178           G500OR         178           HF801SD         160           HF803SD         160	D8055	161
D8095         161           D9038         161           empty productattribute         15           G2890         172           G2890A         172           G2890S         172           G2890SA         172           G2895S         172           G5005C1         178           G500GU         178           G500IND1         178           G500OR         178           HF801SD         160           HF803SD         160           HF803SD         160	D8059	161
D9038         161           empty productattribute         15           G2890         172           G2890A         172           G2890S         172           G2890SA         172           G2895S         172           G5005C1         178           G500GU         178           G500IND1         178           G500OR         178           HF801SD         160           HF803SD         160	D8094	161
empty productattribute         15           G2890         172           G2890A         172           G2890S         172           G2890SA         172           G2895S         172           G5005C1         178           G500GU         178           G500IND1         178           G500OR         178           HF801SD         160           HF803SD         160	D8095	161
15   G2890   172   G2890A   172   G2890S   172   G2890SA   172   G2890SA   172   G2895S   172   G5005C1   178   G500GU   178   G500IND1   178   G500OR   178   HF801SD   160   HF802SD   160   HF803SD   160	D9038	161
G2890 172 G2890A 172 G2890S 172 G2890SA 172 G2890SA 172 G2895S 172 G5005C1 178 G5005J 178 G500GU 178 G500IND1 178 G500OR 178 HF801SD 160 HF802SD 160	empty productattribut	
G2890A         172           G2890S         172           G2890SA         172           G2895S         172           G5005C1         178           G5005J         178           G500GU         178           G500IND1         178           G500OR         178           HF801SD         160           HF803SD         160		
G2890S         172           G2890SA         172           G2895S         172           G5005C1         178           G5005J         178           G500GU         178           G500IND1         178           G500OR         178           HF801SD         160           HF803SD         160		
G2890SA 172 G2895S 172 G5005C1 178 G5005J 178 G500GU 178 G500IND1 178 G500OR 178 HF801SD 160 HF802SD 160		
G2895S 172 G5005C1 178 G5005J 178 G500GU 178 G500IND1 178 G500OR 178 HF801SD 160 HF802SD 160 HF803SD 160		
G5005C1         178           G5005J         178           G500GU         178           G500IND1         178           G500OR         178           HF801SD         160           HF802SD         160           HF803SD         160		
G5005J 178 G500GU 178 G500IND1 178 G500OR 178 HF801SD 160 HF802SD 160 HF803SD 160	G2895S	
G500GU         178           G500IND1         178           G500OR         178           HF801SD         160           HF802SD         160           HF803SD         160		
G500IND1 178 G500OR 178 HF801SD 160 HF802SD 160 HF803SD 160	G5005J	
G500OR         178           HF801SD         160           HF802SD         160           HF803SD         160	G500GU	
HF801SD         160           HF802SD         160           HF803SD         160	G500IND1	178
HF802SD         160           HF803SD         160	G500OR	178
HF803SD 160	HF801SD	160
	HF802SD	160
105531 31	HF803SD	160
	105531	31

105532

Número de Parte	Página
107615N	40
M306	164
M406	164
OPT1HD	175
OPT1HP3E	175
OPT1NU	175
OPT1P3E	175
OPT1P3EA	175
OPT1P3H	175
OPT1PL	175
P45403XL	184
P4540L	184
P4540M	184
P4540S	184
P4540XL	184
P4540XXL	184
PLIMP	91
PN009678	150
PN01970	36
PN01971	36
PN01972	36
PN01973	36
PN01975	36
PN01977	36
PN02600	33
PN02601	33
PN03020	70
PN036852	141
PN03808	33
PN03809	33
PN03810	33
PN04908	74
PN05096	80
PN05096	43
	43
PN05171 PN05172	
	43
PN05173	43
PN05174	51
PN05527	31
PN05528	31
PN05539	49
PN05540	49
PN05600	25
PN05601	25
PN05684	44
PN05704	132
PN05705	132
PN05717	47
PN05717M	47
PN05737	130
PN05738	130
PN05742	45
PN05771	49
PN05774	49
PN05791	48
PN05792	48
PN05888	71
PN05900	73

Número de Parte	Página
PN05901	73
PN05916	152
PN05967	140
PN05968	140
PN05969	140
PN05970	140
PN05971	140
PN06294	147
PN06304	147
PN06309	147
PN06310	147
PN06311	147
PN06313	147
PN06314	151
PN06345	151
PN06347	151
PN06348	151
PN06349	151
PN06396	71
PN06525	149
PN06526	149
PN06528O	149
PN06780	140
PN06800	150
PN06847	142
PN06941+	162
PN06942+	162
PN07333	62
PN07447	41
PN07480	31
PN07652	134
PN07813	140
PN07838	139
PN07895	146
PN07897	146
PN07898	146
PN07899	146
PN07910	93
PN08007	68
PN08012	68
PN08013	66
PN08069	154
PN08080	63
PN08115	62
PN08158	83
PN08159	83
PN08190	66
PN08198	73
PN08475	69
PN08537	65
PN08540	66
PN08568	69
PN08571	66
PN08603	74
PN08605	67
PN08610	69
PN08611	69
PN08612	69

Número de Parte	Página
PN08613	74
PN08615	74
PN08631	90
PN08684	64
PN08689	64
PN08694	64
PN08800	81
PN08801	67
PN08840	82
PN08851	65
PN08855	64
PN08875	83
PN08877	85
PN08881	85
PN08882	85
PN08888	83
PN08901	83
PN08984	90
PN08993	67
PN08996	107
PN08997	108
PN09308	126
PN09374N	123
PN09375	125
PN09552	133
PN09553	133
PN09660	93
PN09678	150
PN09973	150
PN16025	113
PN16121	116
PN16124	116
PN16219	113
PN16298	113
PN16299	113
PN16571	106
PN16587	105
PN16609	106
PN16611	106
PN16612	106
PN20427	47
PN20573A	112
PN20587	112
PN20730	112
PN23318	146
PN23324	146
PN23348	146
PN26000	108
PN26001	109
PN26022	112
PN26023	109
PN26024	108
PN26026	108
PN26032	112
PN26033	112
PN26038	112
PN26039	112
PN26102	112

Número de Parte	Página
PN26112	108
PN26114	108
PN26115	109
PN26119	112
PN26122	109
PN26199	109
PN26200	109
PN26204	109
PN26205	109
PN26312	108
PN26614	105
PN26618	105
PN26620	105
PN26710	112
PN26712	100
PN26713	100
PN26714	100
PN26716	100
PN26718	100
PN26720	100
PN26740	108
PN26752	108
PN26811	101
PN26814	101
PN26818	101
PN26833	102
PN26834	103
PN26839	102
PN26840	103
PN28729	48
PN30367	22
PN30368	22
PN30369	22
PN30370	22
PN30371	22
PN30804	27
PN30806	27
PN33033	129
PN33039	124
PN33042	129
PN33271	133
PN33377	30
PN33379	30
PN33380	30
PN33389	30
PN33391	30
PN33392	30
PN33407	30
PN33409	30
PN33410	30
PN33431	30
PN33437	42
PN33439	42
PN33440	42
PN33443	42
PN33445	42
PN33446	42
PN33449	42

Número de Parte	Página
PN33451	42
PN33452	42
PN33455	32
PN33456	32
PN33467	32
PN33470	31
PN33471	31
PN33472	31
PN33538	28
PN33539	28
PN33540	28
PN33541	28
PN33542	28
PN33543	28
PN33544	28
PN33550	28
PN33551	28
PN33552	28
PN33553	28
PN33554	28
PN33573	55
PN33575	55
PN33577	55
PN33579	54
PN33583	56
PN33585	56
PN33586	56
PN33588	56
PN34337	38
PN34339	38
PN34340	38
PN34341	38
PN34342	38
PN34343	38
PN34417	24
PN34419	24
PN34420	24
PN34421	24
PN34422	24
PN34423	24
PN34567	92
PN34568	91
PN34780N	22
PN34781	22
PN34782N	22
PN34783	22
PN34784N	22
PN34785	23
PN34800	24
PN34801	24
PN34802	24
PN34803	24
PN34804	24
PN34805	24
PN358	87
PN36876	143
PN36877	143
PN36878	143

Número de Parte	Página
PN36879	143
PN36880	143
PN36881	143
PN36882	143
PN37455	78
PN38070	90
PN4903	71
PN50018	126
PN50293	140
PN50312	74
PN50330	36
PN50331	36
PN50333	36
PN50335	36
PN50337	36
PN50338	36
PN50339	36
PN50340	36
PN50341	26
PN50367T	94
PN50371T	94
PN50383	125
PN50388	131
PN50391	47
PN50392	47
PN50394	47
PN50396	49
PN50397	49
PN50400	92
PN50401N	93
PN50402	107
PN50403	107
PN50404	107
PN50405	107
PN50406	107
PN50407	107
PN50408	107
PN50409	107
PN50410	81
PN50411	106
PN50412	106
PN50413	26
PN50416	135
PN50421	149
PN50443	19
PN50445	19
PN50446	19
PN50447	19
PN50448	19
PN50449	19
PN50451	19
PN50453	19
PN50454	19
PN50455	19
PN50457	131
PN50474	47
PN50475	47
PN50486	92

Número de Parte	Página
PN50487	130
PN50488	131
PN50489	92
PN50499	130
PN50534	21
PN50535	21
PN50536	131
PN50539	48
PN50540	48
PN50544	49
PN50545	
	49
PN50547	49
PN50548	49
PN50598	77
PN50600	86
PN50601	87
PN50604	86
PN50728	44
PN50729	44
PN50743	36
PN50781	43
PN50800	94
PN50801	94
PN50802	94
PN50803	94
PN50804	94
PN50874	130
PN50878	130
PN50879	130
PN50880	131
PN50887	33
PN50913	21
PN50962	130
PN50977	147
PN50978	147
PN50980	147
PN50981	147
PN50988	139
PN50989	139
PN51002	76
PN51002	76
	78
PN51009	
PN51075	77
PN51076	77
PN51122	48
PN51123	48
PN51124	48
PN51125	48
PN51126	49
PN51127	49
PN51130	26
PN51131	26
PN51154	22
PN51155	22
PN51156	22
PN51157	22
PN51158	22
PN51263	22
	_

Número de Parte	Página
PN51264	22
PN51265	22
PN51266	22
PN51267	22
PN51369	16
PN51370	16
PN51421	16
PN51422	16
PN51423	16
PN51424	16
PN51426	16
PN51428	16
PN51613	16
PN51617	16
PN51661	19
PN51663	19
PN51666	19
PN51871 PN55535	139
PN58012	135
PN80110	74
PN80345	139
PN80347	91
PN80349	124
S133L	164
S133S	164
S200+	167
S655	164
S7447AVFN10010	39
S7447AVFN12510	39
S7448SUFN10010	39
S7448SUFN12510	39
SF201AS	170
SF201SGAF-BLU	170
SF202AF	170
SF401AF	171
SF401SGAF-BAM	171
SF401SGAF-BBW	171
SF401SGAF-BCL	171
SF401SGAF-BFM	171
SF401SGAF-BGR	171
SF401SGAF-BIO	171
SF401SGAF-BOG	171
SF401SGAF-RCL	171
SF402AF	171
SF403AF	171
SF408AS	171
SF410AS	171
SS6600	166
SS6601	166
SS6602	166
TR-681	167
TR6130E	166
TR619E	165
TR6310E	166
TR6580E	166
TR6600	166
TR6710E	166

Número de Parte	Página
TR819	165
X4A	175
X4B	175
X4P3	175
X4P5	175
xxx	39, 50

### Condiciones Generales de Venta de 3M para 2024

#### Cláusula 1 - Ámbito de aplicación

Las presentes Condiciones Generales de Venta se aplicarán a partir del 1 de enero de 2024, excluyendo las condiciones de compra del Comprador y cualesquiera otras condiciones generales de venta del Vendedor, a la totalidad de las ventas de productos y servicios que las entidades de 3M domiciliadas en España o en Portugal (el «Vendedor») efectúen con clientes profesionales (el «Comprador») para ser entregadas como parte de sus respectivas ventas nacionales en España o Portugal. Las ventas en el Extranjero estarán sujetas a condiciones y requisitos concretos que deberán convenirse entre 3M y el Comprador.

### Cláusula 2 — Pedido

Todos los pedidos implican la aceptación de las presentes Condiciones Generales de Venta y deben aceptarse expresamente por el Vendedor. El Vendedor no garantiza la disponibilidad o continuidad del producto. El Vendedor se reserva el derecho a rechazar los pedidos que no cumplan con las unidades de entregas especificadas por él. El Vendedor deberá aprobar expresamente cualquier excepción al acuerdo o de la oferta de precios (p. ej., la solicitud incluida en el pedido). El mero acuse de recibo no constituirá una aprobación.

### Cláusula 3 — Precio y condiciones comerciales

Los productos y los servicios se facturarán de conformidad con las listas de precios que estén en vigor en la fecha en que el Vendedor reciba el pedido. El Vendedor podrá modificar en cualquier momento la totalidad o parte de los precios y de las condiciones comerciales, especialmente ante acontecimientos que afecten a la producción o al suministro de los productos, como un incremento en el precio de las materias primas, fluctuaciones de divisa, costes de entrega, la aplicación de la normativa en vigor o, en términos más generales, cualquier acontecimiento que aumente los costes de los productos. El precio aplicable se confirmará y convendrá durante el proceso de realización del pedido.

Los precios indicados son válidos sin incluir descuentos e impuestos y para el pedido mínimo que se define en la lista de precios en vigor. Si no se especifica en la lista de precios, el importe mínimo del pedido será de 500 EUR, sin incluir el IVA. Si no se alcanza el importe mínimo, el Vendedor se reserva el derecho de rechazar el pedido a su entera discreción, o de aplicar un cargo único de 50 EUR en concepto de gastos de gestión adicionales.

#### Cláusula 4 - Facturación/Pago

A menos que el Vendedor apruebe específicamente lo contrario de conformidad con la legislación aplicable, las facturas se emitirán en el momento del envío. Salvo que se establezca lo contrario, las facturas del Vendedor deberán abonarse en el plazo de treinta (30) días a contar desde su fecha de emisión. No se concederá ningún descuento por el pago en efectivo. Los pagos deberán enviarse a la dirección que se indica en el membrete de la factura.

La fecha de pago se refiere a la fecha en la que este se haga efectivo al Vendedor y no la fecha en la que se reciba el justificante de pago.

Únicamente se aplicará una compensación legal (excepto en el caso de indemnizaciones o sanciones), siempre que se cumplan las condiciones de esta operación.

No se concederá ningún aplazamiento de pago sin el consentimiento formal previo del Vendedor.

Toda controversia entre las Partes relativa a la facturación deberá notificarse en el plazo de 12 meses desde la fecha de la factura. La parte de la factura que no sea objeto de controversia deberá abonarse en la fecha de vencimiento.

El impago de una factura en su fecha de vencimiento dará lugar a lo siguiente una vez transcurrida dicha fecha:

- Los importes que queden pendientes de pago deberán abonarse con carácter inmediato, independientemente de los métodos de pago y de los plazos previstos inicialmente, incluidas las demás facturas emitidas al Comprador, incluso si aún no han vencido.
- Se aplicarán cargos por retraso en el pago calculados tomando como base el tipo de interés aplicado por el BCE en su última operación de refinanciación incrementado en ocho (8) puntos.
- El Vendedor tendrá derecho a suspender la ejecución del resto de pedidos en curso, así como a rechazar o posponer nuevos pedidos del Comprador.
- El Vendedor tendrá derecho a facturar gastos de recuperación por importe de 40 EUR.

### Cláusula 5 — Transmisión de la propiedad – Transmisión de los riesgos

El Vendedor conservará la propiedad de los productos vendidos hasta que el precio, incluido el principal y los costes accesorios, se hayan pagado efectivamente por completo. En caso de que el cobro no resulte efectivo, el Vendedor tendrá derecho a recuperar los productos, independientemente de que sigan en poder del Comprador.

En cualquier caso, la transmisión de riesgos (en particular con respecto a la pérdida o al deterioro de los productos) al Comprador se hará efectiva en la fecha del primer intento de entrega en la dirección que el Comprador hubiera proporcionado como lugar de entrega.

### Cláusula 6 — Entrega

Salvo acuerdo en contrario, el Vendedor nombrará a un transportista que enviará los productos a la dirección de entrega proporcionada por el Comprador de conformidad con las condiciones del Vendedor (en particular, la zona y los plazos de entrega mínimos).

Excepto en el caso de las exportaciones donde se aplicará el incoterm acordado, el Vendedor será responsable del transporte y de cualquier pérdida o daño a los productos.

El Vendedor acuerda hacer todo lo posible por entregar los productos de conformidad con los plazos de entrega aplicables de 3M. En caso de retraso injustificado por parte del Vendedor, el Comprador podrá solicitar que se cancele la venta correspondiente, excluyendo todas las solicitudes de indemnización o penalización, tras presentar una notificación formal de reclamación si no recibe respuesta del Vendedor en el plazo de quince (15) días a contar desde su recepción.

La fecha de recepción de los productos se registrará mediante un albarán validado por el Comprador, que incluirá también cualquier reclamación relativa a los defectos visibles (falta de unidad de transporte, embalaje externo defectuoso).

A partir de la fecha de entrega, el Comprador se compromete a:

- notificar al transportista cualquier daño de transporte con respecto a los plazos legales obligatorios (que generalmente requieren una notificación "sin demora" o de hasta 10 días dependiendo del modo de transporte). Cualquier incumplimiento de este compromiso liberará a 3M de cualquier responsabilidad con respecto a los daños de transporte.
- notificar por escrito al Vendedor en un plazo de diez (10) días naturales cualquier reclamación relacionada con el pedido (por ejemplo, la falta un producto, referencias erróneas, etc.). A falta de reclamación en este plazo, todos los productos entregados por el Vendedor se considerarán aceptados en el momento de la entrega y plenamente conformes con el pedido, en particular por lo que se refiere a la cantidad y la calidad (sin perjuicio d∈ otras garantías imperativas).

En caso de una consulta o reclamación concreta, documentada y verificada con respecto a la entrega de los productos, la responsabilidad del Vendedor quedará limitada, a elección del Vendedor y con sujeción a las leyes imperativas en vigor, al reemplazo de los productos o al reembolso del precio de compra de los productos afectados, excluyendo el derecho del Comprador de solicitar otras penalizaciones o indemnizaciones.

### Cláusula 7 — Garantía – Limitación de la responsabilidad

### 7.1 Garantía/Responsabilidad del Vendedor

A menos que se establezca lo contrario, los productos suministrados por el Vendedor se benefician únicamente de las disposiciones aplicables imperativas en materia de garantías y de responsabilidad. De conformidad con lo anterior, la responsabilidad del Vendedor queda limitada, a juicio exclusivo del Vendedor, a la reparación, el reemplazo o el reembolso del precio de compra del producto, excluyendo el derecho del Comprador de solicitar cualquier otra penalización o indemnización. El Vendedor no será responsable de ningún otro daño directo, indirecto, material, inmaterial, incidental o consecuente.

### 7.2 Responsabilidad del Comprador

3M suministra Productos de conformidad con la documentación correspondiente de 3M, excluyendo cualquier otro documento. El Comprador garantiza que posee las instrucciones operativas y las instrucciones de uso de los Productos vendidos, y se compromete a respetarlas sin reservas. Antes de utilizar un producto o de recomendar su uso en un caso o entorno concreto, el Comprador deberá asegurarse de que el Producto se corresponda adecuadamente con el uso previsto, realizando pruebas preliminares.

Cumpliendo con la documentación de los Productos, el Comprador será plenamente responsable de la utilización, el almacenamiento y el entorno de uso de los Productos, así como del asesoramiento y las recomendaciones que proporcione con respecto a los Productos del vendedor, ya que este último no podrá verificar ni controlar estos elementos que se encuentra fuera de su ámbito de control.

Se recuerda que la información y las recomendaciones de uso en relación con los Productos de 3M se vinculan a cada Producto en cuestión y no podrán aplicarse a ningún otro producto o entorno. Toda acción o uso de los Productos que no cumpla con lo anterior se realizará bajo la responsabilidad exclusiva del usuario y por su cuenta y riesgo.

El cumplimiento de la información y de las recomendaciones en relación con los Productos se entenderá sin perjuicio del cumplimiento de cualquier otra regla (reglas de seguridad, normas, procedimientos, etc.) que pueda estar en vigor, especialmente las relativas al entorno y a las condiciones de uso. El grupo de 3M, que no puede verificar ni controlar estos elementos, no podrá considerarse responsable de ninguna consecuencia derivada de la infracción de dichas reglas, que, en todo caso, se encuentran fuera de su ámbito de decisión y control.

### Cláusula 8 — Propiedad intelectual

Los derechos de propiedad intelectual vinculados a los productos y los servicios, es decir todos los derechos reconocidos por la ley de propiedad industrial (patentes, marcas, logotipos, modelos de utilidad, diseños industriales, topografías de productos semiconductores y cualquier otro derecho similar), así como a la ley de propiedad intelectual (incluidas las matrices, los dibujos, las fotografías, las herramientas, los estudios técnicos y otros documentos susceptibles de protección como derechos de autor, derechos conexos y sui generis) y todos los derechos de los titulares sobre los conocimientos técnicos (know-how) o los secretos empresariales del Vendedor, continuarán siendo propiedad exclusiva del Vendedor, a menos que se acuerde formalmente lo contrario, incluso en el caso en que el Comprador pudiera haber pagado un precio por dichos productos y servicios.

Además, se prohíbe al Comprador utilizar la totalidad de las marcas, logotipos y otros signos distintivos que pertenezcan al Vendedor o al grupo del Vendedor sin la previa autorización escrita y expresa del Vendedor que establezca los usos limitados que se autorizan. Dicha autorización no se entenderá como una transferencia o cesión de los derechos al Comprador. Cuando el Vendedor conceda dicha autorización, el Comprador se comprometerá a cumplir estrictamente con las normas aplicables al uso de las marcas y los logotipos del Vendedor.

Al adquirir productos, el Comprador no deberá realizar ninguna modificación en la estructura, la cons:rucción del contenido o el diseño de ningún producto (lo que incluye modificaciones de las marcas, los logotipos y otros signos distintivos incluidos en el embalaje), y se comprometerá a no utilizar los derechos de propiedad intelectual del Vendedor en ningún contexto distinto al de la venta de los productos en cuestión a los usuarios finales.

### Cláusula 9 — Datos personales

Los datos personales proporcionados por cualquiera de las partes serán tratados por la otra parte, en calidad de responsable del tratamiento independiente, con el fin de ejecutar el acuerdo, lo que incluye, especialmente, la gestión de pedidos, la gestión posventa y el mantenimiento de las relaciones profesionales entre las partes. La base jurídica del tratamiento es la ejecución del acuerdo, el cumplimiento normativo y el interés legítimo de las partes por mantener su relación comercial. Con respecto a dichas operaciones, los datos personales que se faciliten podrán transferirse o ponerse a disposición de los empleados del Vendedor (como el servicio de marketing, los equipos comerciales y los equipos de cumplimiento) que se sitúen dentro o fuera de la Unión Europea, especialmente en Estados Unidos, así como transferirse o ponerse a disposición de terceros con los que las partes se encuentren legal o contractualmente vinculadas. Las transferencias se realizan —y se realizarán siempre— de conformidad con las leyes aplicables y están sujetas a que los destinatarios firmen acuerdos de transferencias basados en las plantillas de las cláusulas contractuales tipo europeas o en un sistema de protección legal similar aceptado. Los datos personales no se conservarán duran:e más tiempo del necesario para realizar el tratamiento referido y, una vez dicho tratamiento deje de ser necesario, las partes mantendrán los datos debidamente bloqueados por el tiempo durante el cue puedan surgir responsabilidades. Los interesados podrán acceder y rectificar sus datos en

cualquier momento, de conformidad con la legislación aplicable. También podrán oponerse a cualquier tratamiento o solicitar, en la medida en que siga siendo compatible con lo anterior y con la legislación aplicable, la limitación del tratamiento o la supresión de los datos, así como ejercer su derecho a la portabilidad. Las solicitudes podrán realizarse a través del contacto comercial del Comprador. En caso de dudas o necesidad de información adicional, será posible ponerse en contacto con el delegado de protección de datos de 3M en la siguiente dirección:

A/A Delegado de Protección de Datos de la UE - 3M Bélgica, Hermeslaan - 7, B-1831 Diegem, Belgique - DPO\_EU@mmm.com - Teléfono: +32 2 7224594 - En todo caso, los interesados podrán presentar cualquier pregunta o reclamación ante la correspondiente autoridad de control en cualquier momento. Para obtener más información con respecto a las normas de la política de privacidad de 3M, remítase a la política de privacidad nacional que se encuentra disponible en el sitio web de cada país de 3M.

#### Cláusula 10 — Exportación

Los productos del Vendedor están destinados al mercado del país de entrega. Podrán circular libremente por el Espacio Económico Europeo, pero no exportarse fuera de este espacio. En cualquier caso, cualquier comprador (incluido el Comprador) que exporte el Producto del Vendedor será plenamente responsable (i) de cumplir con todas las restricciones de control de las importaciones y las exportaciones, y (ii) de cumplir con cualquier normativa local aplicable. La exportación a determinadas regiones o países podrían constituir una infracción de la legislación estadounidense. El Comprador declara y garantiza que no figura en ninguna lista publicada por Estados Unidos o por otros países de organizaciones o personas sujetas a sanciones o restricciones (o que no pertenece en una proporción del 50 % o más a una o varias de ellas) y que no participará, ni directa ni indirectamente, en ninguna transacción en la que intervengan los productos del Vendedor con entidades o personas sujetas a dichas restricciones. A menos que haya sido autorizado, el Comprador no transferirá ni utilizará ninguna tecnología o software de los productos del Vendedor en actividades relacionadas con armas nucleares, químicas o biológicas, instalaciones nucleares sin las debidas medidas de seguridad, misiles, vehículos aéreos no tripulados o vehículos de propulsión nuclear, ni con fines militares.

### Cláusula 11 — Cumplimiento y ética

Cumplimiento. La Sociedad declara, garantiza y acuerda que tanto ella como sus filiales, propietarios, directivos, administradores, empleados, agentes, subcontratistas, consultores y representantes (conjuntamente denominados «Representantes») cumplirán con todas las obligaciones de la Sociedad en virtud del presente Acuerdo de conformidad con todas las leyes, las resoluciones, los reglamentos, los decretos y las directivas gubernamentales locales, estatales, nacionales e internacionales, lo que incluye, entre otras, los relativas a la lucha contra el soborno (como todas las leyes nacionales antisoborno, además de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) y la Ley Antisoborno del Reino Unido (UK Bribery Act)), la fiscalidad, el blanqueo de capitales, la competencia, la regulación del comercio, el medio ambiente, el transporte, la seguridad, la salud y el empleo (denominadas conjuntamente «Leyes») que resulten de aplicación a 3M, la Sociedad, la actividad de cualquiera de las partes y los productos o servicios de 3M a los que se refiera el presente Acuerdo. La Sociedad se regirá por normas de conducta empresarial coherentes con el Código de Conducta y los Principios subyacentes de 3M, disponibles en https://www.3m.com/3M/en\_US/ethicscompliance/code/, así como, en su caso, el Código de Responsabilidades del Proveedor de 3M que se encuentra disponible en 3msupplier-responsibility-code-eng.pdf. Asimismo, la Sociedad declara y garantizar que ni ella ni ninguno de sus Representantes emprenderá ninguna acción que pueda provocar que 3M infrinja la Ley. La Sociedad informará inmediatamente a 3M si tuviera conocimiento o algún motivo para sospechar de la existencia de (i) la infracción de cualquier Ley por parte de la Sociedad o de sus Representantes que se hubiera producido — o pudiera haberse producido— en el cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad en virtud del presente Acuerdo, o (ii) cualquier incumplimiento de las obligaciones de la Sociedad en virtud de la presente cláusula por parte de esta última o de cualquiera de sus Representantes.

<u>Auditoría en materia de cumplimiento.</u> Como parte de los propios esfuerzos que 3M desarrolla por garantizar que sus actividades comerciales se lleven a cabo dando cumplimiento a las Leyes, tanto durante la vigencia del presente Acuerdo como durante cinco años tras su extinción, 3M podrá optar por realizar auditorías para confirmar que la Sociedad cumple con sus obligaciones en virtud de la presente cláusula. 3M comunicará dicha auditoría con una antelación razonable, y la Sociedad cooperará en la(s) misma(s), lo que incluye facilitar los Registros (definidos como cualquier registro de la Sociedad y de sus Representantes, como, entre otros, datos, activos, libros y cuentas financieras pertinentes), así como permitir que se revisen aquellos Registros de la Sociedad y de sus Representantes que guarden relación con las obligaciones de la Sociedad en virtud del presente Acuerdo. 3M correrá con el coste de las auditorías en virtud de la presente disposición «Auditoría en materia de cumplimiento» y establecerá, a su entera discreción, el alcance, el método, la naturaleza y la duración de la auditoría.

### Cláusula 12 - Cesión

El Comprador reconoce y acepta que el Vendedor podrá ceder libremente la totalidad o parte del contrato y/o los pedidos mediante la mera notificación.

### Cláusula 13 - Identificadores únicos

Los números de registro obligatorio son:

Para España: REI-RAEE n.º 5169 y REI-RPA n.º 1157

Para Portugal: N.º Registo Produtor EEE PT002746, P&A PT06000006, Embalagens PT01101500

### Cláusula 14 — Controversias y ley aplicable

En caso de presunto incumplimiento de las obligaciones, las partes deberán tratar de llegar a una resolución amistosa.

Si no se llega a una resolución amistosa, los tribunales de la ciudad del domicilio social del Vendedor tendrán jurisdicción exclusiva, incluso para procedimientos sobre medidas provisionales.

La totalidad de las presentes Condiciones Generales de Venta, así como todas las transacciones de compraventa vinculadas a las mismas, se regirán por el derecho aplicable al Vendedor.

#### Disposiciones adicionales para productos sanitarios:

### 1) Reventa de los Productos Sanitarios de 3M

3M suministra productos al Comprador con el embalaje necesario y con la documentación necesaria. En caso de reventa de los productos, el Comprador será responsable de:

- (i) revender dichos productos en su(s) embalaje(s) original(es), sin ninguna supresión o alteración, e incluyendo la documentación original, así como cualquier documentación adicional que se precise con respecto a las normas aplicables de obligado cumplimiento del país de reventa definido por el Comprador;
- (ii) garantizar que todas las actividades publicitarias y de reventa se realicen de conformidad con las rormas de obligado cumplimiento del país de reventa, así como con las normas aplicables a los productos sanitarios, lo que incluye, de manera enunciativa pero no limitativa, las previstas en el Reglamento (UE) 2017/745, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios;
- (iii) cuando los productos se encuentren en los almacenes del Comprador, garantizar que las conciciones de almacenamiento y de transporte posterior cumplen con las que establece 3M al respecto.

El Comprador se compromete a eximir de toda responsabilidad a 3M por todos y cada uno de los daños o reclamaciones de cualquier tipo que se deriven del incumplimiento de los puntos (i) a (iii).

Si 3M no aprobase una modificación del embalaje, el uso de la documentación o el contenido publicitario utilizado (mediante una «autorización de impresión»), el Comprador será el único responsable del cambio efectuado o de la distribución del contenido no validado. Las partes acuerdan que toda validación por parte de 3M implicará la comunicación del contenido o de la propuesta de modificación con un mínimo de 8 semanas de antelación con respecto a la fecha prevista de uso.

### 2) Materiovigilancia

El grupo del Vendedor dispone de un sistema de materiovigilancia en beneficio del Comprador. Este último se compromete a comunicar esta información a sus propios clientes y a utilizar el proceso de 3M para informar sin demora sobre cualquier incidente o riesgo de incidente derivado del uso de los productos sanitarios por su parte o por parte de cualquiera de sus propios clientes (incluidos, entre otros, los profesionales sanitarios, los pacientes o los usuarios), de conformidad con la legislación aplicable. Si el sistema de materiovigilancia no estuviera operativo por cualquier motivo, el Comprador se compromete a remitir inmediatamente la información sobre cualquier incidente potencial o real al representante autorizado o al contacto comercial del Comprador.

Asimismo, el Comprador se compromete a mantener un registro de reclamaciones de productos sanitarios no conformes, así como de recuperaciones y retiradas. El Vendedor tendrá derecho a solicitar razonablemente copias de los registros de dicho libro registro en la medida en que se encuentren relacionados con productos sanitarios vendidos al Comprador.



3M España S.L. Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 28027 Madrid Tel: 91 321 60 00 Email: aad.es@mmm.com www.3M.com.es