

3M France

# Catalogue produits 2024

Solutions pour la Réparation Automobile

Applicable à compter du 1er Avril 2024

Les informations contenues dans ce catalogue sont à jour à la date de publication. La disponibilité des produits peut être modifiée par 3M de temps à autre moyennant un préavis au client. 3M ne peut être tenu pour responsable de toute erreur ou omission.





# Les solutions de réparation de l'automobile 3M vous aident à remettre les voitures dans un état mieux que neuf.

## Marques réputées. Solutions totales.

Chez 3M, l'art et la science de la réparation automobile constituent un élément essentiel de nos relations durables avec nos clients. Depuis des décennies, nous créons des abrasifs, des adhésifs et des revêtements conçus pour répondre aux exigences les plus récentes en matière de réparation de carrosserie. Chaque produit et chaque solution s'appuient sur notre équipe d'experts techniques qui vous guideront, vous et votre atelier de carrosserie, à chaque étape du processus.

## Apprenez dès aujourd'hui auprès de nos experts.



Nos webinaires à la demande sont disponibles à tout moment et en tout lieu.

Inscrivez-vous dès maintenant et améliorez vos compétences.



# ■ Table des Matières

## Abrasifs et accessoires

Disques en grille	13
Disques support papier	15
Disques support film	21
Disques support mousse	25
Disques de nettoyage et de décapage	28
Disques fibres	29
Disques à lamelles	30
Disques à changement rapide	30
Roues, brosses et disques	31
Disques à meuler et à tronçonner	32
Éponges abrasives	33
Coupes en grille en rouleau	34
Coupes, feuilles et rouleaux papier	35
Coupes, feuilles et rouleaux support film	38
Rouleaux non tissés	40
Feuilles et rouleaux tissés	41
Cales manuelles	42
Bandes	43
Bandes non tissées	44
Cales	44
Plateaux et accessoires	47
Systèmes d'extraction de poussière	51

## Outillages

Lustreuse	54
Meuleuses	55
Ponceuses à bandes abrasives	56
Accessoires	57

# ■ Table des Matières

## Colles et mastics d'étanchéité

Colles structurales	62
Colles flexibles	63
Colles base solvant	64
Mastics d'étanchéité	64
Applicateurs pour colles et mastics	66
Rubans d'étanchéité	70
Rubans en mousse	71
Adhésifs et patches pour réparations	71
Buses et accessoires	74
Mastics pour collage pare-brise	75

## Mastics et revêtements

Mastics	78
Mastics en mousse	82
Revêtements anti-corrosion	83
Primaires	84
Isolation	84
Revêtements	85
Accessoires et organisation	89

## Produits pour le nettoyage

Nettoyants et dégraissants	94
Tissus et lingettes	95
Nettoyant pour bateaux	98
Nettoyants pour les mains	98

## Solutions de préparation peinture

Systemes de pulvérisation	104
---------------------------	-----

# ■ Table des Matières

Systèmes de godets de pulvérisation	112
-------------------------------------	-----

## Produits de finition

Liquides de polissage	128
Liquides de lustrage et finition	130
Mousses de polissage, lustrage et finition	134
Guide de ponçage	141

## Solutions de masquage

Films de masquage	145
Outils d'installation de films	146
Matériaux de protection de surfaces	147

## Rubans de masquage

Rubans et papiers de masquage, rubans spécialisés	152
Rubans de vinyle	159
Rubans adhésifs et de montage	160

## Protection respiratoire

Masques respiratoires jetables	164
Masques respiratoires intégraux	164
Demi-masques	165
Cartouches et filtres	167
Pièces et accessoires pour masque réutilisable	169
Coiffes et casques	171
Appareils respiratoires à ventilation assistée	172
Cartouches et filtres alimentés en air	173
Systèmes d'appareils respiratoires à adduction d'air	174
Pièces et accessoires pour système à ventilation assistée	174

# ■ Table des Matières

## **Protection oculaire**

Lunettes de sécurité	176
Lunettes-masques de sécurité	177

## **Protection auditive**

Bouchons d'oreilles	180
Coquilles antibruit	181
Accessoires pour la protection auditive	182

## **Protection de la tête et du visage**

Casques de sécurité	184
---------------------	-----

## **Protection pour la soudure**

Cagoules de soudage	186
Optiques de soudage auto-obscurcissant et passifs	187

## **Vêtements de travail et accessoires**

Combinaisons de protection	190
----------------------------	-----



# Abrasifs et accessoires

Notre objectif est de vous proposer une gamme de produit complète et en constante évolution pour vous aider à améliorer votre efficacité et votre productivité à chaque étape du ponçage. Nous vous proposons des marques de renommée mondiale telles que : 3M™ Cubitron™ II, Trizact™, Scotch-Brite™, etc., dans une gamme complète d'abrasifs qui s'adaptent rapidement à vos travaux de réparation.



# Visez la performance. Laissez la poussière derrière.

Présentation des nouveaux

## Abrasifs en grille 3M™ Cubitron™ II

Pour la réparation automobile

Réalisez votre travail plus rapidement avec les nouveaux abrasifs en grille 3M™ Cubitron™ II, nos disques et coupes abrasifs avec la coupe la plus rapide et à la durée de vie la plus longue. Cette nouvelle famille d'abrasifs possède une coupe exceptionnelle et une longue durée de vie, et permettra à vos centrales d'aspiration des poussières de donner le meilleur d'eux-mêmes en ne laissant pratiquement aucune poussière sur la surface de travail ni dans l'environnement.

### Avantages



#### Performance :

Coupe plus rapide et plus durable que les principaux abrasifs en grille du marché.



#### Efficace :

Aide à la productivité et à l'efficacité des ateliers en contribuant à réduire les reprises et le temps de nettoyage.



#### Extraction des poussières :

Conçu pour aider à réduire la poussière dans l'air lors du ponçage pour un espace de travail plus propre.



#### Polyvalent :

Compatible avec les ponceuses pneumatiques et/ou électriques avec ou sans capacité d'extraction de la poussière.



#### Construction :

La structure en grille ouverte est conçue pour offrir un environnement pratiquement sans poussière, pour un atelier plus propre et plus sain.

### Caractéristiques



Construction en grille hautement efficace, pour une extraction des poussières de +95 %.



Grain de précision et technologie de minéraux céramiques pour une coupe plus rapide et une durée de vie plus longue.



Possibilité d'utiliser des plateaux multi-trous et des blocs pour faciliter l'alignement des trous du disque et améliorer l'extraction de la poussière.





Les abrasifs en grille 3M™ Cubitron™ II sont compatibles avec votre équipement d'extraction de poussière existant.



Trou central pour faciliter l'alignement des disques et le stockage.

[3M.com/auto-abrasives](https://www.3m.com/auto-abrasives)

# Commencez avec le bon abrasif.

 <b>Abrasifs en grille 3M™ Cubitron™ II</b>	 <b>Abrasif 3M™ Cubitron™ II 737U</b>	 <b>Abrasifs maille bleus 3M™</b>	 <b>Abrasif bleu 3M™ Hookit™ 325U</b>	 <b>Abrasif or 3M™ Hookit™ 255P</b>
<b>Vitesse de coupe</b> ● ● ● ● ● ● ● ●	<b>Vitesse de coupe</b> ● ● ● ● ● ● ● ●	<b>Vitesse de coupe</b> ● ● ● ●	<b>Vitesse de coupe</b> ● ● ● ● ● ●	<b>Vitesse de coupe</b> ● ●
<b>Durée de vie du disque</b> ● ● ● ● ● ● ● ●	<b>Durée de vie du disque</b> ● ● ● ● ● ● ● ●	<b>Durée de vie du disque</b> ● ● ● ●	<b>Durée de vie du disque</b> ● ● ● ● ● ●	<b>Durée de vie du disque</b> ● ●
<b>Extraction des poussières</b> ● ● ● ● ● ● ● ●	<b>Extraction des poussières</b> ● ● ● ● ● ●	<b>Extraction des poussières</b> ● ● ● ● ● ● ● ●	<b>Extraction des poussières</b> ● ● ● ● ● ●	<b>Extraction des poussières</b> ● ●
<b>Grains</b> 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+	<b>Grains</b> 40+, 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+, 400+	<b>Grains</b> 80, 120, 150, 180, 220, 240, 320	<b>Grains</b> 80, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600	<b>Grains</b> 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 360, 400, 500, 600
<b>Tailles</b> 75 mm, 125 mm, 150 mm, 203 mm	<b>Tailles</b> 75 mm, 90 mm, 125 mm, 150 mm	<b>Tailles</b> 75 mm, 125 mm, 150 mm	<b>Tailles</b> 150 mm	<b>Tailles</b> 75 mm, 125 mm, 150 mm, 203 mm
<b>Technologie</b> Grains profilés de précision 3M	<b>Technologie</b> Grains profilés de précision 3M	<b>Technologie</b> Mélange minéral céramique technique	<b>Technologie</b> Mélange minéral céramique technique	<b>Technologie</b> Minéral d'oxyde d'aluminium
<b>Matériau</b> Maille	<b>Matériau</b> Papier (multitrous)	<b>Matériau</b> Maille	<b>Matériau</b> Papier (multitrous)	<b>Matériau</b> Papier (diverses configurations de trous)
<b>Type de fixation</b> 3M™ Hookit™	<b>Type de fixation</b> 3M™ Hookit™	<b>Type de fixation</b> 3M™ Hookit™	<b>Type de fixation</b> 3M™ Hookit™	<b>Type de fixation</b> 3M™ Hookit™



**CUBITRON™ II**  
Disques abrasifs

## 5 raisons de passer aux abrasifs 3M™ Cubitron™ II :

1

Découpe 30% plus rapidement avec moins d'efforts.

2

Dure deux fois plus longtemps que les abrasifs conventionnels.

3

Fonctionne à une température plus basse – moins de risques de déformer/détériorer le métal.

4

Procure une finition plus uniforme et précise.

5

Améliore la productivité pour gagner du temps et faire des économies.

### Technologies 3M appliquées aux abrasifs 3M™ Cubitron™ II

**Ce**  
Céramique


3M a des décennies d'expérience dans la création de minéraux qui adaptent la dureté et la résistance du minéral à l'application.

**Mr**  
Micro-réplication

La micro-réplication permet de répéter la même structure de minéral pour tous les grains 3M Precision-Shaped Grains (Grains Profilés de Précision).

**Pp**  
Transformation de précision

La transformation de précision dépose les structures minérales uniformes aux bons endroits, indépendamment de la transformation du substrat du produit.



### SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE

• Masque de protection contre les particules confort P3



• Protection auditive



• Lunette-masques confort



• Ensemble réutilisable



• Gants de sécurité



<p><b>1</b> Ponçage de la zone de travail</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3M™ Cubitron™ II Disque abrasif en grille 120+ - 150+.</li> <li>▶ Pour prolonger la durée de vie du plateau lors du ponçage avec les disques abrasifs en grille (150 mm), il est recommandé d'utiliser le plateau de protection Festool Automotive Systems PP-STF D150, PN30089.</li> <li>▶ Ponceuse électrique Festool Automotive Systems ETS EC 150/5 ou ponceuse pneumatique Festool Automotive Systems LEX 3 150/5 ou 150/7.</li> </ul>	
<p><b>2</b> Ponçage fin des bords de la surface et du biseau</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3M™ Cubitron™ II Disque abrasif en grille 220+ - 240+.</li> <li>▶ Affinez les rayures de ponçage précédentes, afin de réduire la pénétration des solvants du mastic de finition dans les couches de peinture d'origine. Si cela se produit, un détourage risque d'apparaître sur la surface autour de la réparation.</li> </ul>	
<p><b>3</b> Ponçage du corps ller</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3M™ Cubitron™ II Disque abrasif en grille 150+ - 240+.</li> <li>▶ Forme initiale du mastic de finition.</li> <li>▶ Veillez à utiliser un système d'extraction de poussières.</li> <li>▶ Identifiez et mettez en évidence les rayures de ponçage grâce à l'application d'un guide de ponçage.</li> </ul>	
<p><b>4</b> Pré-ponçage des bords</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Feuille abrasive haute adhérence 3M™, P800 - P1000.</li> </ul> <p>Remarque : Afin de garantir une sécurité optimale des processus.</p>	
<p><b>5</b> Ponçage fin des bords de la surface et du biseau</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 3M™ Cubitron™ II Disque abrasif en grille 320+.</li> <li>▶ Il est conseillé de travailler avec une interface souple pour poncer des zones courbes.</li> </ul> <p>Conseil : Le choix du grain fin doit être adapté à la sensibilité aux solvants de la peinture d'origine. Plus la peinture d'origine est sensible aux solvants et plus le ponçage est fin avant l'application de primaire.</p>	
<p><b>6</b> Ponçage à plat du primaire au-dessus de la zone du mastic de finition</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Cale souple 3M Hookit™ et abrasifs 3M 320+ - 400+.</li> <li>▶ Mettez en évidence la texture et la structure du primaire à l'aide d'un guide de ponçage.</li> <li>▶ Utilisez toujours un système d'extraction de poussières afin d'obtenir de meilleurs résultats et de garantir une efficacité optimale.</li> </ul>	
<p><b>7</b> Pré-ponçage des bords</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Feuille abrasive haute adhérence 3M™, P800 - P1000.</li> </ul> <p>Remarque : Afin de garantir une sécurité optimale des processus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Identifiez et mettez en évidence les rayures de ponçage grâce à l'application d'un guide de ponçage.</li> </ul>	
<p><b>8</b> Ponçage d'une grande surface d'apprêt</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ponçage excentrique avec les abrasifs 3M 400+ - P500.</li> <li>▶ Pour les couleurs critiques, utilisez un disque flexible sur mousse P600 3M™ Hookit™ lors de la dernière étape de ponçage après 400+.</li> <li>▶ Dépoussiérage de la surface avec les disques abrasifs 3M™ Scotch-Brite™.</li> </ul> <p>Conseil : Il est conseillé de travailler avec une interface souple pour poncer des zones non planes.</p>	
<p><b>9</b> Rectification au niveau des parties adjacentes</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Disque flexible sur mousse P800 - P1000 3M™ Hookit™</li> <li>▶ Préparez les zones adjacentes à l'application du vernis d'origine.</li> </ul> <p>Remarque : Afin de garantir une sécurité optimale des processus.</p>	

# Abrasifs et accessoires

## Disques en grille

Focus

### Disque maille 3M™ Cubitron™ II

Les disques maille 3M™ Cubitron™ II sont une famille de disques maille à vitesse de coupe et durée de vie excellentes, dignes des abrasifs Cubitron II. Ils sont conçus pour aider les centrales d'aspiration à donner le meilleur d'elles-mêmes, ne laissant pratiquement aucune poussière sur la surface de travail ou dans l'environnement.



Associez-les à un système de ponçage et d'extraction de poussières recommandé par 3M pour créer un système de capture de poussières idéal pour votre carrosserie.

- Les disques en grille à coupe rapide et durables sont fabriqués avec des grains profilés calibrés brevetés 3M™ Cubitron™ II.
- Ils aident les aspirateurs à atteindre leurs meilleures performances - qu'il s'agisse d'une ponceuse auto-aspirante, d'un système d'aspiration centralisé ou d'un aspirateur mobile
- Les grains minéraux brevetés de forme triangulaire sur les feuilles tranchent les substrats plutôt que de les rainurer ou de les « labourer » comme les grains abrasifs conventionnels, ce qui permet à la feuille de refroidir, de couper plus rapidement et de durer plus longtemps.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100283733	31641	Disque maille 3M™ Cubitron™ II, 203 mm, 80+, 31641	6	Caisse	1	6
7100283732	31642	Disque maille 3M™ Cubitron™ II, 203 mm, 120+, 31642	6	Caisse	1	6

Focus

### Disque en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II

Les disques maille 3M™ Cubitron™ II sont une famille de disques maille à vitesse de coupe et durée de vie excellentes, dignes des abrasifs Cubitron II. Ils sont conçus pour aider les centrales d'aspiration à donner le meilleur d'elles-mêmes, ne laissant pratiquement aucune poussière sur la surface de travail ou dans l'environnement.



Associez-les à un système de ponçage et d'extraction de poussières recommandé par 3M pour créer un système de capture de poussières idéal pour votre carrosserie.

- Les disques en grilles à coupe rapide et durables sont fabriqués avec des grains profilés calibrés brevetés 3M™ Cubitron™ II.
- Ils aident les aspirateurs à atteindre leurs meilleures performances - qu'il s'agisse d'une ponceuse à vide autogénératrice, d'un système d'aspirateur central ou d'un aspirateur portable
- Les grains minéraux brevetés de forme triangulaire sur les feuilles tranchent les substrats plutôt que de les rainurer ou de les « labourer » comme les grains abrasifs conventionnels, ce qui permet à la feuille de refroidir, de couper plus rapidement et de durer plus longtemps.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100291693	31679	Disque en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 75 mm, 80+, 31679	6	Rouleau	1	6
7100291691	31680	Disque en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 75 mm, 120+, 31680	6	Rouleau	1	6
7100291690	31682	Disque en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 75 mm, 180+, 31682	6	Rouleau	1	6
7100291689	31683	Disque en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 75 mm, 220+, 31683	6	Rouleau	1	6
7100291688	31684	Disque en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 75 mm, 240+, 31684	6	Rouleau	1	6
7100291685	31685	Disque en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 75 mm, 320+, 31685	6	Rouleau	1	6
7100291684	31650	Disque en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 150 mm, 80+, 31650	6	Rouleau	1	6
7100291686	31651	Disque en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 150 mm, 120+, 31651	6	Rouleau	1	6

QMC = Quantité Minimum de Commande, QMV = Quantité Minimum de Vente, UV = Unité de Vente

# Abrasifs et accessoires

## Focus

### Disque en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II

Les disques maille 3M™ Cubitron™ II sont une famille de disques maille à vitesse de coupe et durée de vie excellentes, dignes des abrasifs Cubitron II. Ils sont conçus pour aider les centrales d'aspiration à donner le meilleur d'elles-mêmes, ne laissant pratiquement aucune poussière sur la surface de travail ou dans l'environnement.



Associez-les à un système de ponçage et d'extraction de poussières recommandé par 3M pour créer un système de capture de poussières idéal pour votre carrosserie.

- Les disques en grilles à coupe rapide et durables sont fabriqués avec des grains profilés calibrés brevetés 3M™ Cubitron™ II.
- Ils aident les aspirateurs à atteindre leurs meilleures performances - qu'il s'agisse d'une ponceuse à vide autogénératrice, d'un système d'aspirateur central ou d'un aspirateur portable
- Les grains minéraux brevetés de forme triangulaire sur les feuilles tranchent les substrats plutôt que de les rainurer ou de les « labourer » comme les grains abrasifs conventionnels, ce qui permet à la feuille de refroidir, de couper plus rapidement et de durer plus longtemps.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100291571	31652	Disque en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 150 mm, 150+, 31652	6	Rouleau	1	6
7100291683	31653	Disque en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 150 mm, 180+, 31653	6	Rouleau	1	6
7100290383	31654	Disque en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 150 mm, 220+, 31654	6	Rouleau	1	6
7100291572	31655	Disque en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 150 mm, 240+, 31655	6	Rouleau	1	6
7100291570	31656	Disque en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 150 mm, 320+, 31656	6	Rouleau	1	6

## Focus

### Disque en grille en rouleau Bleu 3M™

Les disques en grille bleu 3M™ sont des disques de ponçage abrasifs en grille, qui offrent des performances exceptionnelles. Ils sont construits avec un mélange de minéraux abrasifs comprenant de la céramique, qui offrent un taux de coupe rapide et une longue durée de vie du disque. Ils offrent également une excellente extraction des poussières lorsqu'ils sont utilisés avec un système d'extraction de poussières.



- Disques de ponçage offrant des performances exceptionnelles, à un prix compétitif
- Construits avec un mélange de minéraux abrasifs comprenant de la céramique, ils offrent une vitesse de coupe et une durée de vie excellentes
- Équilibrés pour offrir des performances abrasives exceptionnelles, notamment en matière de coupe, de durée de vie et d'extraction de poussières

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100283786		Disque en grille en rouleau Bleu 3M™	8	Rouleau	1	8
7100283764		Disque en grille en rouleau Bleu 3M™, 150 mm, 80, 36420	8	Rouleau	1	8
7100283788		Disque en grille en rouleau Bleu 3M™, 150 mm, 120, 36421	8	Rouleau	1	8
7100283789		Disque en grille en rouleau Bleu 3M™, 150 mm, 150, 36422	8	Rouleau	1	8
7100283787		Disque en grille en rouleau Bleu 3M™, 150 mm, 180, 36423	8	Rouleau	1	8
7100283752		Disque en grille en rouleau Bleu 3M™, 150 mm, 240, 36425	8	Rouleau	1	8
7100283766		Disque en grille en rouleau Bleu 3M™, 150 mm, 320, 36426	8	Rouleau	1	8

# Abrasifs et accessoires

## Disques support papier

Focus

### Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U

Bénéficiez d'une plus belle qualité de coupe et d'une extrême durabilité pendant les principales phases des travaux de réparation automobile grâce au disque abrasif multi-trous 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U. Grâce à son grain triangulaire et son design multi-trous, notre disque abrasif est idéal pour le décapage des peintures, le ponçage des mastics, les dégradés de sous-couches de précision et la préparation finale avant mise en apprêt.



- Bénéficiez d'une coupe 30 % plus rapide que les autres abrasifs haut de gamme
- Chaque grain agit individuellement comme un outil coupant et dure deux fois plus longtemps que les grains abrasifs standards
- La surface de coupe plus tranchante limite le niveau de pression requis, ce qui réduit les frottements et l'usure

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100073547	31375	3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U Disque abrasif, 31375, 203 mm, 40+, 25 disques/boîte, 4 boîtes/carton	100	Pièce	25	100
7100147541	31361	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, multi-trous, 80+, 31361	200	Pièce	50	200
7100155303	31363	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, multi-trous, 150+, 31363	200	Pièce	50	200
7100155359	31364	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, multi-trous, 180+, 31364	200	Pièce	50	200
7100155314	31461	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, multi-trous, 220+, 31461	200	Pièce	50	200
7100138559	31462	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, multi-trous, 240+, 31462	200	Pièce	50	200
7100141531	31463	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, multi-trous, 320+, 31463	200	Pièce	50	200
7100141500	31464	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 75 mm, multi-trous, 400+, 31464	200	Pièce	50	200
7100273450	51610	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 90 mm, multi-trous, 80+, 51610	500	Pièce	50	500
7100273615	51611	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 90 mm, multi-trous, 120+, 51611	500	Pièce	50	500
7100273614	51612	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 90 mm, multi-trous, 150+, 51612	500	Pièce	50	500
7100273628	51613	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 90 mm, multi-trous, 180+, 51613	500	Pièce	50	500
7100273627	51614	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 90 mm, multi-trous, 220+, 51614	500	Pièce	50	500
7100273629	51615	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 90 mm, multi-trous, 240+, 51615	500	Pièce	50	500
7100273449	51616	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 90 mm, multi-trous, 320+, 51616	500	Pièce	50	500
7100229086	51617	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 90 mm, multi-trous, 400+, 51617	500	Pièce	50	500
7100141501	31474	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 125 mm, multi-trous, 400+, 31474	200	Pièce	50	200
7100073549	31370	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 150 mm, multi-trous, 40+, 31370	100	Pièce	25	100
7100273602	51369	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 150 mm, multi-trous, 80+, 51369	250	Pièce	50	250

QMC = Quantité Minimum de Commande, QMV = Quantité Minimum de Vente, UV = Unité de Vente

# Abrasifs et accessoires

## Focus

### Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U

Bénéficiez d'une plus belle qualité de coupe et d'une extrême durabilité pendant les principales phases des travaux de réparation automobile grâce au disque abrasif multi-trous 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U. Grâce à son grain triangulaire et son design multi-trous, notre disque abrasif est idéal pour le décapage des peintures, le ponçage des mastics, les dégradés de sous-couches de précision et la préparation finale avant mise en apprêt.



- Bénéficiez d'une coupe 30 % plus rapide que les autres abrasifs haut de gamme
- Chaque grain agit individuellement comme un outil coupant et dure deux fois plus longtemps que les grains abrasifs standards
- La surface de coupe plus tranchante limite le niveau de pression requis, ce qui réduit les frottements et l'usure

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100273932	51370	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 150 mm, multi-trous, 120+, 51370	250	Pièce	50	250
7100273963	51421	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 150 mm, multi-trous, 150+, 51421	250	Pièce	50	250
7100273957	51422	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 150 mm, multi-trous, 180+, 51422	250	Pièce	50	250
7100273613	51423	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 150 mm, multi-trous, 220+, 51423	250	Pièce	50	250
7100265969	51424	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 150 mm, multi-trous, 240+, 51424	250	Pièce	50	250
7100173181	51426	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 150 mm, multi-trous, 320+, 51426	250	Pièce	50	250
7100225245	51428	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 150 mm, multi-trous, 400+, 51428	250	Pièce	50	250
7100155305	31376	Disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 203 mm, multitrous, 80+, 31376	100	Pièce	25	100

# Procédé 3M de ponçage sur l'aluminium

## SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE

• Masque de protection confort P3 contre les particules



• Protection auditive



• Lunette-masques confort



• Ensemble réutilisable



• Gants nitrile



<p>Exigences de base</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilisez toujours un système d'extraction de poussières approprié et sélectionnez des outils adaptés au ponçage de l'aluminium : Festool Cleantec CTM 48 EC / B22 est certifié selon la directive ATEX 94/9/EG pour les zones 22.</li> <li>▶ Séparez les outils et les abrasifs pour éviter la contamination croisée. Remarque : Le mélange de la poussière d'aluminium et d'acier crée une réaction thermique, laquelle peut produire une explosion beaucoup plus puissante que celle provoquée par de la poussière d'aluminium seulement.</li> </ul>	<p>Festool LEX 3 150/5 Festool LEX 3 150/7</p> <p>Festool Cleantec CTM 48 E LE EC/B22</p> <p>Festool IAS 3-3500 AS - correspond à DIN IEC 312, résistance de fuite antistatique (DIN IEC 312) &lt;1 MQ/m</p>
<p>1 Ponçage de la zone de travail</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Disques abrasifs 3M™ Hookit™ Cubitron™ II, 120+ - 150+.</li> <li>▶ Identifiez et mettez en évidence les rayures de ponçage grâce à l'application d'un guide de ponçage.</li> </ul> <p>Remarque : L'aluminium est un métal très souple. Soyez vigilant, car l'utilisation d'abrasifs trop grossiers risque d'endommager considérablement la surface du substrat.</p>	<p>Disques abrasifs 3M™ Hookit™ Cubitron™ II</p> <p>Guide de ponçage 3M™</p>
<p>2 Ponçage fin des bords de la surface et du biseau</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Disques abrasifs 220+ - 240+ 3M™ Hookit™ Cubitron™ II.</li> <li>▶ Affinez les rayures de ponçage précédentes, afin de réduire la pénétration des solvants du mastic de finition dans les couches de peinture d'origine. Si cela se produit, un détournage risque d'apparaître sur la surface autour de la réparation.</li> </ul>	<p>Disques abrasifs 3M™ Hookit™ Cubitron™ II</p> <p>Interface Festool</p>
<p>3 Ponçage du mastic de finition</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Disques abrasifs 150+ - 240+ 3M™ Hookit™ Cubitron™ II.</li> <li>▶ Ponçage à plat de la zone du mastic de finition.</li> <li>▶ Identifiez et mettez en évidence les rayures de ponçage grâce à l'application d'un guide de ponçage.</li> </ul> <p>Remarque : Toute accumulation de chaleur excessive doit être évitée pendant le procédé de ponçage, car cela risque d'endommager le substrat en aluminium.</p>	<p>Disques abrasifs 3M™ Hookit™ Cubitron™ II</p> <p>Cale souple violette 3M™ Hookit™</p> <p>Feuilles abrasives violettes+ 3M™ Hookit™</p>
<p>4 Pré-ponçage des bords</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Feuille abrasive flexible P800 - P1000 3M™ Hookit™.</li> </ul> <p>Remarque : Afin de garantir une sécurité optimale des processus.</p>	<p>Feuilles abrasives flexibles 3M™ Hookit™</p> <p>Feuilles abrasives flexibles 3M™ Hookit™</p>
<p>5 Ponçage fin des bords de la surface et du biseau</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Disques abrasifs 320+ 3M™ Hookit™ Cubitron™ II</li> <li>▶ Il est conseillé de travailler avec une interface souple pour poncer des zones non planes.</li> </ul> <p>Conseil : Le choix du grain fin doit être adapté à la sensibilité aux solvants de la peinture d'origine. Plus la peinture d'origine est sensible aux solvants et plus le ponçage est fin avant l'application de primaire.</p>	<p>Disques abrasifs 3M™ Hookit™ Cubitron™ II</p> <p>Interface Festool</p>
<p>6 Ponçage à plat du primaire au-dessus de la zone du mastic de finition</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Cale souple 3M™ Hookit™ et abrasifs 3M 320+ - 400+.</li> <li>▶ Mettez en évidence la texture et la structure du primaire à l'aide d'un guide de ponçage.</li> <li>▶ Utilisez toujours un système d'extraction de poussières afin d'obtenir de meilleurs résultats et de garantir une efficacité optimale.</li> </ul>	<p>Feuilles abrasives 3M™ Hookit™ Cubitron™ II</p> <p>Cale souple violette 3M™ Hookit™</p> <p>Guide de ponçage 3M™</p>
<p>7 Pré-ponçage des bords</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Feuilles abrasives flexibles P800 - P1000 3M™ Hookit™.</li> </ul> <p>Remarque : Afin de garantir une sécurité optimale des processus.</p> <li>▶ Identifiez et mettez en évidence les rayures de ponçage grâce à l'application d'un guide de ponçage.</li>	<p>Feuilles abrasives flexibles 3M™ Hookit™</p> <p>Feuilles abrasives flexibles 3M™ Hookit™</p>
<p>8 Ponçage de l'appât final sur une grande surface avant l'application de peinture</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ponçage excentrique avec les abrasifs 3M 400+ - P500.</li> <li>▶ Pour les couleurs critiques, utilisez un disque flexible sur mousse 3M™ Hookit™ P600 lors de la dernière étape de ponçage après 400+.</li> <li>▶ Dépoussiérage de la surface avec les disques abrasifs 3M™ Scotch-Brite™.</li> </ul> <p>Conseil : Il est conseillé de travailler avec une interface souple pour poncer des zones non planes.</p>	<p>Disques abrasifs 3M™ Hookit™ Cubitron™ II</p> <p>Disque flexible sur mousse 3M™ Hookit™</p> <p>Disques abrasifs 3M™ Scotch-Brite™</p> <p>Festool LEX 3 150/3</p>
<p>9 Rectification au niveau des parties adjacentes</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Disque flexible sur mousse P800 - P1000 3M™ Hookit™.</li> <li>▶ Préparez les zones adjacentes du vernis d'origine.</li> </ul> <p>Remarque : Afin de garantir une sécurité optimale des processus.</p>	<p>Disque flexible sur mousse 3M™ Hookit™</p>

## SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE

• Masque de protection contre les particules confort P2



• Protection auditive



• Lunettes protectrices de confort



• Vêtements de travail réutilisables



• Gants de sécurité



<b>1</b> Ponçage de la zone de travail		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ponçez la zone à réparer jusqu'au substrat en métal nu</li> <li>▶ Pour retirer les revêtements plus rapidement, utilisez le mouvement ROTEX</li> <li>▶ Pour affiner les rayures de ponçage précédentes, passez au mouvement orbital ROTEX, tout en conservant le disque abrasif précédent sur la ponceuse</li> </ul> <p>Remarque : Pour les substrats et lieux de travail en aluminium, utilisez toujours un outil de ponçage pneumatique tel que le Festool Automotive Systems LEX 3 150/7 et suivez les instructions fournies par la directive ATEX 94/9/EG pour les zones 22</p>	<p>3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 125 mm</p> <p>Festool RO 125</p> <p>3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 150 mm</p> <p>Festool LEX 3 150/7</p>
<b>2</b> Nettoyage de la surface		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dégraissez la surface</li> </ul>	<p>Nettoyant universel 3M™</p> <p>Chiffons professionnels d'essuyage 3M™</p>
<b>Calibrage d'une nouvelle cartouche</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Insérez la cartouche dans le pistolet d'application adapté</li> <li>▶ Avant de fixer le mélangeur à la cartouche, faites sortir une petite quantité de matériau jusqu'à ce que les deux composants soient extrudés de la même manière</li> <li>▶ Fixez la buse de mélange et jetez les 2 à 4 premiers cm de matériau extrudés afin d'éliminer tout matériau mal mélangé</li> </ul> <p>Remarque : L'étape précédente ne doit être suivie que lors de l'utilisation d'une nouvelle cartouche</p>	<p>Mastic pour métal époxy 3M™ FC</p> <p>Buse de mélange statique 3M™</p> <p>Pistolet manuel surpuissant 3M™</p>
<b>3</b> Application		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Afin de vous assurer que le matériau recouvre l'ensemble des petits orifices produits lors des étapes de soudage précédentes, commencez par appliquer une couche « hermétique » sur la zone soudée. Pour obtenir le niveau requis pour la réparation, optez pour un processus « humide sur humide » en appliquant immédiatement les autres couches sur la première</li> <li>▶ Temps de travail et temps d'ouverture de la buse de mélange : 15-20 min à 22 °C</li> <li>▶ Paramètres recommandés pour les applicateurs : pneumatique avec une pression d'entrée max de 5,5 bar / batterie de 3kN, vitesse max de 180 mm/min</li> </ul>	<p>Spatule en plastique 3M™</p>
<b>4</b> Séchage		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Le durcissement du mastic pour métal époxy FC 3M™ peut être accéléré grâce à un séchage par infrarouge effectué après la période de gélification initiale. Attendez 10 minutes, puis pratiquez un séchage par infrarouge pendant 10-20 minutes en assurant une température de panneau de 70 °C</li> <li>▶ Séchage à l'air : ponçable au bout d'environ 4 h à une température ambiante de 22 °C</li> </ul> <p>Conseils d'utilisation : réchauffer le matériau et la surface à environ 30 °C avant l'application du matériau permet d'accélérer le durcissement, en particulier à des températures ambiantes froides</p>	
<b>5</b> Préponçage de la zone du mastic		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ L'étape de préponçage peut également être effectuée à l'aide de limes traditionnelles</li> </ul>	
<b>6</b> Ponçage de la zone du mastic		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ponçage à plat de la zone du mastic</li> <li>▶ Pour retirer les revêtements plus rapidement, utilisez le mouvement ROTEX</li> <li>▶ Pour affiner les rayures de ponçage précédentes, passez au mouvement orbital ROTEX, tout en conservant le disque abrasif précédent sur la ponceuse</li> </ul>	<p>3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 125 mm</p> <p>Festool RO 125</p> <p>3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 150 mm</p> <p>Festool LEX 3 150/7</p>
<b>7</b> Nettoyage de la surface		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dégraissez soigneusement la surface</li> </ul>	<p>Nettoyant universel 3M™</p> <p>Chiffons professionnels d'essuyage 3M™</p>
<b>Facultatif - application de la deuxième couche</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Si nécessaire, appliquez une couche supplémentaire de mastic pour métal époxy FC 3M™, puis répétez les étapes de séchage et de ponçage en suivant les instructions précédentes</li> <li>▶ L'épaisseur finale maximale ne doit pas dépasser 4-6 mm, tandis que l'épaisseur maximale de la couche appliquée ne doit pas dépasser 2-3 mm</li> <li>▶ Pour les étapes suivantes, veuillez suivre les recommandations du constructeur automobile et du fabricant de peinture</li> </ul>	<p>Mastic pour métal époxy 3M™ FC</p> <p>Buse de mélange statique 3M™</p> <p>Pistolet manuel surpuissant 3M™</p>

# Abrasifs et accessoires

Focus

## Disque abrasif 3M™ Hookit™ 255P

Le disque 3M™ Hookit™ 255P Gold est un disque abrasif de poids C destiné au ponçage léger d'usage général. L'abrasif 255P Gold doit sa popularité à ses performances haut de gamme.



- Utilisation générale
- Disponibles dans toute une gamme de grains, de P80 à P600. Utilisables pour le décapage de peinture
- Les disques et patins 255P garantissent une meilleure coupe et des charges réduites tout en réduisant la quantité de poussières en suspension

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100106431	51661	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 255P, 150 mm, 17 trous, P280, 51661	500	Pièce	100	500
7100106433	51663	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 255P, 150 mm, 17 trous, P360, 51663	500	Pièce	100	500
7100106436	51666N	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 255P, 150 mm, 17 trous, P600, 51666	500	Pièce	100	500
7100253066	50443	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 255P, 150 mm, 15 trous, P80, 50443	500	Pièce	100	500
7100253067	50445	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 255P, 150 mm, 15 trous, P120, 50445	500	Pièce	100	500
7100253068	50446	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 255P, 150 mm, 15 trous, P150, 50446	500	Pièce	100	500
7100253069	50447	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 255P, 150 mm, 15 trous, P180, 50447	500	Pièce	100	500
7100253070	50448	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 255P, 150 mm, 15 trous, P220, 50448	500	Pièce	100	500
7100253073	50451	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 255P, 150 mm, 15 trous, P320, PN50451	500	Pièce	100	500
7100253075	50453	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 255P, 150 mm, 15 trous, P400, 50453	500	Pièce	100	500
7100253076	50454	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 255P, 150 mm, 15 trous, P500, 50454	500	Pièce	100	500
7100253077	50455	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 255P, 150 mm, 15 trous, P600, 50455	500	Pièce	100	500
7100253071	50449	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 255P, 150 mm, 15 trous, P240, 50449	500	Pièce	100	500

# Abrasifs et accessoires

## Focus

### Disque abrasif 3M™ Hookit™ 325U

Le disque abrasif 3M™ Hookit™ 325U Blue est un produit technique associant des minéraux à de la céramique pour offrir des performances de coupe exceptionnelles et une excellente capacité d'extraction des résidus grâce à la technologie multi-trous.



- Disque abrasif technique à mélange minéral céramique Hookit™
- Système de fixation Hookit™
- Grains P80 à P600

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100248530	51371	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 325U, Bleu, 150 mm, multi-trous, 80, 51371	500	Pièce	1	500
7100248531	51373	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 325U, Bleu, 150 mm, multi-trous, 120, 51373	500	Pièce	1	500
7100248532	51374	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 325U, Bleu, 150 mm, multi-trous, 150, 51374	500	Pièce	1	500
7100248583	51375	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 325U, Bleu, 150 mm, multi-trous, 180, 51375	500	Pièce	1	500
7100248584	51376	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 325U, Bleu, 150 mm, multi-trous, 220, 51376	500	Pièce	1	500
7100248585	51377	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 325U, Bleu, 150 mm, multi-trous, 240, 51377	500	Pièce	1	500
7100248586	51379	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 325U, Bleu, 150 mm, multi-trous, 320, 51379	500	Pièce	1	500
7100249344	51381	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 325U, Bleu, 150 mm, multi-trous, 400, 51381	5	Caisse	1	5
7100249345	51382	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 325U, Bleu, 150 mm, multi-trous, 500, 51382	5	Caisse	1	5
7100249346	51383	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 325U, Bleu, 150 mm, multi-trous, 600, 51383	5	Caisse	1	5

## Focus

### Disque abrasif 3M™ Hookit™ 337U

Obtenez une finition uniforme sur vos couches de cataphorèses grâce au disque abrasif 3M™ Hookit™ 337U. Ce disque a été spécialement conçu pour le ponçage de cataphorèses les plus dures utilisées dans les applications automobiles.



- Finition équivalente à du P320
- Pour le ponçage de cataphorèses les plus dures utilisées dans les applications automobiles
- Finition uniforme

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100181554	50535	Disque abrasif 3M™ Hookit™ 337U, 150 mm, multi-trous, P320, 50535	100	Pièce	50	100

# Abrasifs et accessoires

## Focus

### Disque abrasif violet de ponçage propre 3M™ Hookit™ 334U

Réalisez des économies de main-d'œuvre tout en améliorant la qualité d'exécution grâce au disque abrasif violet de ponçage propre 3M™ Hookit™ 334U, conçu pour offrir une coupe rapide et une finition homogène. À utiliser pour un ponçage d'apprêt fin avant l'application de la couche de base.



- Disque abrasif hautes performances avec système de fixation Hookit™
- Étape finale de ponçage avant l'application de la couche de base.
- Moins d'encrassement pour les applications de ponçage fin des apprêts sensibles.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100040483	50534	Disque abrasif Violet de ponçage propre 3M™ Hookit™ 334U, 150 mm, multi-trous, P500, 50534	500	Pièce	100	500
7000084828	50913	Disque abrasif Violet de ponçage propre 3M™ Hookit™ 334U, 150 mm, multi-trous, P600, 50913	500	Pièce	100	500
7000000488	30272	Disque abrasif violet de ponçage propre 3M™ Hookit™ 334U, 75 mm, multi-trous, P500, 30272	200	Pièce	50	200
7000045451	30472	Disque abrasif violet de ponçage propre 3M™ Hookit™ 334U, 125 mm, multi-trous, P500, 30472	200	Pièce	50	200
7000028277	30461	Disque abrasif violet de ponçage propre 3M™ Hookit™ 334U, 125 mm, multi-trous, P600, 30461	200	Pièce	50	200

### Disques support film

## Focus

### Disque abrasif de finition violet à support film 3M™ Hookit™ 260L

Les disques de finition support film 3M™ Hookit™ 260L++ procurent une efficacité abrasive supérieure, une durée de vie accrue, résistant à l'encrassement et procurant une excellente finition.



- Disque support film doté d'une efficacité abrasive supérieure
- Durée de vie accrue, résistant à l'encrassement et procurant une finition régulière
- Idéal pour rectifier les grains, coulures et peaux d'orange des vernis à rectifier avant lustrage

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100126984	51263	Disque abrasif de finition Violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 75 mm, 3 trous, P600, 51263	200	Pièce	50	200
7100126991	51264	Disque abrasif de finition Violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 75 mm, 3 trous, P800, 51264	200	Pièce	50	200
7100126990	51265	Disque abrasif de finition Violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 75 mm, 3 trous, P1000, 51265	200	Pièce	50	200
7100126231	51266	Disque abrasif de finition Violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 75 mm, 3 trous, P1200, 51266	200	Pièce	50	200
7100123054	51267	Disque abrasif de finition Violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 75 mm, 3 trous, P1500, 51257	200	Pièce	50	200
7100122790	30371	Disque abrasif de finition Violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 75 mm, non perforé, P600, 30371	200	Pièce	50	200
7100122788	30370	Disque abrasif de finition Violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 75 mm, non perforé, P800, 30370	200	Pièce	50	200
7100122803	30369	Disque abrasif de finition Violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 75 mm, non perforé, P1000, 30369	200	Pièce	50	200

# Abrasifs et accessoires

## Focus

### Disque abrasif de finition violet à support film 3M™ Hookit™ 260L

Les disques de finition support film 3M™ Hookit™ 260L++ procurent une efficacité abrasive supérieure, une durée de vie accrue, résistant à l'encrassement et procurant une excellente finition.



- Disque support film doté d'une efficacité abrasive supérieure
- Durée de vie accrue, résistant à l'encrassement et procurant une finition régulière
- Idéal pour rectifier les grains, coulures et peaux d'orange des vernis à rectifier avant lustrage

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100123056	30368	Disque abrasif de finition Violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 75 mm, non perforé, P1200, 30368	200	Pièce	50	200
7100123055	30367	Disque abrasif de finition Violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 75 mm, non perforé, P1500, 30367	200	Pièce	50	200
7100123053	E51156	Disque abrasif de finition Violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 15 trous, P600, 51156	200	Pièce	50	200
7100123753	E51155	Disque abrasif de finition Violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 15 trous, P800, 51155	200	Pièce	50	200
7100123051	E51157	Disque abrasif de finition Violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 15 trous, P1000, 51157	200	Pièce	50	200
7100123052	E51158	Disque abrasif de finition Violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 15 trous, P1200, 51158	200	Pièce	50	200
7100123050	E51154	Disque abrasif de finition Violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 15 trous, P1500, 51154	200	Pièce	50	200
7100122781	34780N	Disque abrasif de finition Violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 17 trous, P600, 34780	200	Pièce	50	200
7100122797	34781	Disque abrasif de finition Violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 17 trous, P800, 34781	200	Pièce	50	200
7100122800	34782N	Disque abrasif de finition Violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 17 trous, P1000, 34782	200	Pièce	50	200
7100122787	34783	Disque abrasif de finition Violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 17 trous, P1200, 34783	200	Pièce	50	200
7100122776	34784N	Disque abrasif de finition Violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 17 trous, P1500, 34784	200	Pièce	50	200
7100123057	34785	Disque abrasif de finition Violet à support film 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 17 trous, P2000, 34785	200	Pièce	50	200

# Abrasifs et accessoires

## Disque abrasif à film de finition 3M™ Hookit™ 260L

Le disque à film 3M™ Hookit™ 260L est idéal pour diverses applications de carrosserie automobile, telles que le meulage, le dépolissage, la préparation de peinture et l'élimination des défauts de peinture. Surfaces de coupe en minéraux d'oxyde d'aluminium avec différentes tailles de grains (P600 à P2000), le tout sur un support film résistant.



- Disques abrasifs à film pour les applications de ponçage de carrosserie automobile exigeant une grande qualité de finition
- Le matériau abrasif en oxyde d'aluminium garantit une coupe rapide et une longue durée de vie du disque
- Simplifie le changement et la réutilisation des disques grâce au système de fixation 3M Hookit™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100113428	51057	Disque abrasif à film de finition 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 15 trous, P600, 51057	250	Pièce	50	250
7100113151	51099	Disque abrasif à film de finition 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 15 trous, P800, 51099	250	Pièce	50	250
7100113365	51055	Disque abrasif à film de finition 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 15 trous, P1000, 51055	250	Pièce	50	250
7100113150	51054	Disque abrasif à film de finition 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 15 trous, P1200, 51054	250	Pièce	50	250
7100113147	51053	Disque abrasif à film de finition 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 15 trous, P1500, 51053	250	Pièce	50	250
7100123049	E51304	Disque abrasif à film de finition 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 15 trous, P2000, 51304	200	Pièce	50	200

# Abrasifs et accessoires

## Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 270J

Les disques abrasifs souples 3M™ Hookit™ sont recouverts de minéraux et de résines de grande qualité qui garantissent durablement d'excellents résultats de ponçage d'apprêt, de préparation de mélange et de finition de peinture. Flexibles, malléables et anti-charges, nos disques polyvalents assurent une excellente coupe et des finitions parfaites.



- Bénéficiez de ce qui se fait de mieux en matière de flexibilité et de malléabilité
- Une qualité haut de gamme, avec des finitions homogènes et uniformes en toutes circonstances
- Réduction des perforations lors du ponçage de surfaces à revêtement mince

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100018328	34417	Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 270J, 150 mm, 15 trous, P400, 34417	125	Pièce	25	125
7100018798	34419	Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 270J, 150 mm, 15 trous, P600, 34419	125	Pièce	25	125
7100018796	34420	Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 270J, 150 mm, 15 trous, P800, 34420	125	Pièce	25	125
7100018799	34421	Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 270J, 150 mm, 15 trous, P1000, 34421	125	Pièce	25	125
7100018810	34422	Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 270J, 150 mm, 15 trous, P1200, 34422	125	Pièce	25	125
7100018327	34423	Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 270J, 150 mm, 15 trous, P1500, 34423	125	Pièce	25	125
7100104547	34800	Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 270J, 150 mm, 17 trous, P400, 34800	125	Pièce	25	125
7100104516	34801	Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 270J, 150 mm, 17 trous, P600, 34801	125	Pièce	25	125
7100104515	34802	Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 270J, 150 mm, 17 trous, P800, 34802	125	Pièce	25	125
7100104330	34803	Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 270J, 150 mm, 17 trous, P1000, 34803	125	Pièce	25	125
7100104331	34804	Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 270J, 150 mm, 17 trous, P1200, 34804	125	Pièce	25	125
7100104332	34805	Disque abrasif souple 3M™ Hookit™ 270J, 150 mm, 17 trous, P1500, 34805	125	Pièce	25	125

## Disque abrasif pour ponçage d'enduits lustrés 3M™ Trizact™ Hookit™ 471LA

Les disques abrasifs pour ponçage d'enduits lustrés 3M™ Trizact™ Hookit™ sont parfaits pour éliminer les défauts dans la peinture, tels que les grains de poussière et l'effet peau d'orange. Ils sont utilisés avant les abrasifs de finition de peinture ou les composés et tampons de polissage traditionnels.




- S'utilisent pour éliminer les grains de poussière et affiner les rayures de ponçage.
- Toujours utiliser humide.
- La résistance aux déchirures et la flexibilité du support permettent de poncer des surfaces automobiles inégales.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100041423	05601	Disque abrasif pour ponçage d'enduits lustrés 3M™ Trizact™ Hookit™ 471LA, 75 mm, 1500, 05601	100	Pièce	25	100
7100041081	05600	Disque abrasif pour ponçage d'enduits lustrés 3M™ Trizact™ Hookit™ 471LA, 150 mm, 1500, 05600	100	Pièce	25	100

# Abrasifs et accessoires

## Disques support film en rouleau 3M™ Trizact™ 466LA

Le rouleau de disques support film 466LA 3M™ Trizact™ Finesse-it™ est doté de notre Clean Sanding technologie de microréplication : des particules de carbure de silicium calibrées en micron sont disposées en petites pyramides de minéral abrasif, puis encollées sur un endos polyester incompressible.



- Utilisez les abrasifs de microréplication 3M™ Trizact™ tranchants pour des finitions prévisibles et homogènes
- Les produits idéaux pour le processus de rectification de défauts de peinture en deux étapes pour finition d'automobiles
- Disponible sous forme de rouleaux particulièrement pratiques

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000034236	50079	Disque abrasif de finition sur film polyester 3M™ Trizact™ Hookit™ 466LA, 31.7 mm, P3000	1000	Pièce	100	1000

## Disques support mousse

Focus

### Disque abrasif de rectification 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA

Préparez les zones à rectifier pour la peinture et obtenez des résultats uniformes à l'aide des disques de rectification 3M™ Trizact™ Hookit™. Ces disques abrasifs à support mousse sont conçus pour dépolir et poncer les panneaux et les textures peau d'orange et éliminer les rayures de ponçage avant de peindre le raccordement de finition sur les panneaux adjacents. Utilisés humides, ils rendent inutile l'emploi de composés de dépolissage ou d'abrasifs de ponçage humides.



- Conçu pour dépolir les panneaux et textures peau d'orange et éliminer les fines rayures de ponçage avant de peindre le raccordement de finition.
- Utilisez-les toujours humides pour ne pas avoir à employer de composés de dépolissage ou d'abrasifs de ponçage humides.
- Le support mousse optimise le contrôle et assure un contact uniforme avec la surface.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000034389	50413	Disque abrasif de rectification 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, 75 mm, 1000, 50413	60	Pièce	15	60
7000034388	50341	Disque abrasif de rectification 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA, 150 mm, 1000, 50341	60	Pièce	15	60

# Abrasifs et accessoires

## Focus

### Disque abrasif en mousse 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA 6000

Réduisez le temps de traitement et le risque de défauts en utilisant les abrasifs en mousse 3M™ Trizact™ Hookit™ de grain 6000. Utilisez ces disques comme étape suivante pour affiner les rayures de grain 3000 et réduire le temps de traitement. Les abrasifs 3M™ Trizact™ sont conçus pour offrir un travail de coupe uniforme et une grande longévité.



- Conçus pour affiner les rayures de ponçage de grain 3000 et ainsi réduire le temps de finition global.
- Utilisez-les toujours humides pour profiter de leur grande longévité et d'un encrassement réduit par rapport au ponçage à sec.
- Permettent aux techniciens d'affiner les rayures de peinture en utilisant une ponceuse à double action plus légère au lieu d'une lustreuse plus lourde.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000043154	51131	Disque abrasif en mousse 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA 6000, 75 mm, 6000, 51131	60	Pièce	15	60
7000034489	51130	Disque abrasif en mousse 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA 6000, 150 mm, 6000, 51130	60	Pièce	15	60

## Focus

### Disque abrasif en mousse 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA 8000

Raccourcissez ou éliminez l'étape de traitement de votre processus de finition de peinture en utilisant des disques abrasifs en mousse 3M™ Trizact™ Hookit™ de grain 8000 avant de polir. Utilisés pour affiner les rayures de ponçage de grain 3000 ou plus fines, ils laissent une surface si lisse qu'elle ne nécessite plus aucun traitement et que vous pouvez commencer à polir. Ce sont les premiers abrasifs de grain 8000 de l'industrie, fabriqués avec une technologie brevetée unique de 3M.



- Éliminez ou réduisez considérablement le processus de traitement en utilisant des disques abrasifs en mousse 3M™ Trizact™ Hookit™ de grain 8000 avant de polir.
- Utilisez-les toujours humides pour profiter de leur grande longévité et d'un encrassement réduit par rapport au ponçage à sec.
- Utilisez les disques en mousse 3M™ Trizact™ de grain 8000 pour affiner les rayures de ponçage de grain 3000 et plus fines sur les surfaces peintes.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100193763	30804	Disque abrasif en mousse 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA 8000, 75 mm, 8000, 30804	60	Pièce	15	60
7100193783	30806	Disque abrasif en mousse 3M™ Trizact™ Hookit™ 443SA 8000, 150 mm, 8000, 30806	60	Pièce	15	60

# Abrasifs et accessoires

Focus

## Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™

Les disques abrasifs flexibles sur mousse 3M™ Hookit™ associent des grains en oxyde d'aluminium à un support flexible en mousse pour créer un abrasif de ponçage très performant et polyvalent pour une utilisation à sec ou humide à la main ou à la machine.



- Abrasif de ponçage extrêmement polyvalent
- Convient pour une utilisation à sec ou humide.
- Peut être utilisé à la main ou à la machine

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100100149	33550	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé, 77 mm, P800, 33550	80	Pièce	20	80
7100100148	33551	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé, 77 mm, P1000, 33551	80	Pièce	20	80
7100100158	33552	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé, 77 mm, P1200, 33552	80	Pièce	20	80
7100100159	33553	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé, 77 mm, P1500, 33553	80	Pièce	20	80
7100100160	33554	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé, 77 mm, P2000, 33554	80	Pièce	20	80
7100100157	33545	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé, 125 mm, P800, 33545	80	Pièce	20	80
7100100155	33546	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé, 125 mm, P1000, 33546	80	Pièce	20	80
7100100154	33547	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé, 125 mm, P1200, 33547	80	Pièce	20	80
7100100153	33548	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé, 125 mm, P1500, 33548	80	Pièce	20	80
7100100150	33549	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé, 125 mm, P2000, 33549	80	Pièce	20	80
7100224822	33538	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé, 150 mm, P400, 33538	80	Pièce	20	80
7100224821	33539	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé, 150 mm, P600, 33539	80	Pièce	20	80
7100100036	33540	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé, 150 mm, P800, 33540	80	Pièce	20	80
7100100147	33541	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé, 150 mm, P1000, 33541	80	Pièce	20	80
7100100151	33542	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé, 150 mm, P1200, 33542	80	Pièce	20	80
7100100152	33543	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé, 150 mm, P1500, 33543	80	Pièce	20	80
7100100156	33544	Disque abrasif flexible sur mousse 3M™ Hookit™, micro-perforé, 150 mm, P2000, 33544	80	Pièce	20	80

# Abrasifs et accessoires

## Disques de nettoyage et de décapage

### Disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ XT Pro

Le disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ XT Pro est constitué d'un abrasif minéral au carbure de silicium incorporé dans une toile de nylon ouverte. Nos disques enlèvent efficacement la rouille, la peinture, la calamine, les revêtements et les colles sur toutes les surfaces, sans altérer de façon significative le matériau de base.



- Parfaitement adapté pour des opérations de nettoyage et de décapage.
- Elimination de rouille, de peinture et de calamine.
- Enlèvement de revêtements en préservant la forme des pièces travaillées.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100192333	51880	Disque de nettoyage et décapage Scotch-Brite™ XT Pro, 115 mm x 22 mm, Grain S XGROS	10	Pièce	1	10
7100192330	51889	Disque de nettoyage et décapage Scotch-Brite™ XT Pro, 115 mm x 22 mm, Grain S XGROS	10	Pièce	1	10
7100192331	51890	Disque de nettoyage et décapage Scotch-Brite™ XT Pro, 125 mm x 22 mm, Grain S XGROS	10	Pièce	1	10
7100192335	51891	Disque de nettoyage et décapage Scotch-Brite™ XT Pro, 125 mm x M14, Grain S XGROS	10	Pièce	1	10

### Disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ Roloc™ XT Pro

Le disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ Roloc™ XT Pro est constitué d'un abrasif minéral au carbure de silicium incorporé dans une toile de nylon ouverte. Nos disques enlèvent efficacement la rouille, la peinture, la calamine, les revêtements et les colles sur toutes les surfaces, sans altérer de façon significative le matériau de base.



- Enlève rapidement du métal la rouille, la peinture, la calamine et les revêtements
- Fibre haute résistance résistante à l'effilochage et optimale pour les bords
- Haute conformabilité permettant une surface de contact étendue, pour un retrait plus rapide

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100175521	51887	Disque abrasif 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XO-DR Pro, 50,8mmxNH, Grain S XGROS	60	Pièce	10	60
7100173795	51888	Disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ Roloc™ XT Pro XO-DR, 76,2mm, S XGROS, plein	40	Pièce	10	40
7100192704	51893	Disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ Roloc™ XT Pro XO-ZR, 100 mm x 13 mm x 6mm, S XGROS	10	Pièce	1	10
7100192705	51894	Disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ Roloc™ XT Pro XO-ZR, 125 mm x 13 mm x 6 mm, S XGROS	8	Pièce	1	8

# Abrasifs et accessoires

## Disques fibres

### Disque fibre abrasif 3M™ Cubitron™ II 786C

Les disques fibre abrasifs 3M™ Cubitron™ II permettent d'éliminer les soudures et peintures. Nos disques fibre Cubitron™ II durent jusqu'à deux fois plus longtemps, offrent une coupe plus rapide et produisent une finition plus uniforme et précise que les abrasifs traditionnels.

- Coupe 30 % plus rapide que les abrasifs haut de gamme
- Performances durables et qualité de coupe homogène
- Finition plus homogène et précise



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100035471	33407	Disque fibre abrasif 3M™ Cubitron™ II 786C, 115 mm x 22 mm, 36+, 33407	25	Pièce	5	25
7100035472	33409	Disque fibre abrasif 3M™ Cubitron™ II 786C, 115 mm x 22 mm, 60+, 33409	25	Pièce	5	25
7100035473	33410	Disque fibre abrasif 3M™ Cubitron™ II 786C, 115 mm x 22 mm, 80+, 33410	25	Pièce	5	25
7100035477	33431	Disque fibre abrasif 3M™ Cubitron™ II 786C, 180 mm x 22 mm, 36+, 33431	25	Pièce	5	25

#### Focus

### Disque fibre 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 786C

Le disque fibre 3M™ Cubitron™ II Roloc™ est un disque fibre haut de gamme conçu pour l'élimination des marques de soudure et pour toute autre application de meulage/ponçage.

- Vitesse de coupe élevée
- Gain de productivité et de rendement
- Performances durables



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100033187	33377	Disque fibre 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 786C, 50 mm, 36+, 33377	90	Pièce	15	90
7100033188	33379	Disque fibre 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 786C, 50 mm, 60+, 33379	90	Pièce	15	90
7100033189	33380	Disque fibre 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 786C, 50 mm, 80+, 33380	90	Pièce	15	90
7100033190	33389	Disque fibre 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 786C, 75 mm, 36+, 33389	90	Pièce	15	90
7100033191	33391	Disque fibre 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 786C, 75 mm, 60+, 33391	90	Pièce	15	90
7100033192	33392	Disque fibre 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 786C, 75 mm, 80+, 33392	90	Pièce	15	90

# Abrasifs et accessoires

## Disques à lamelles

### Disque à lamelles bombés 3M™ Cubitron™ II

Les disques à lamelles 3M™ Cubitron™ II sont étudiés pour une coupe plus rapide, une durée de vie accrue et une finition plus uniforme que les abrasifs céramiques traditionnels ; son concept innovant permet un retrait facile et régulier des peintures et de la rouille. Les lamelles flexibles sont dotées de notre technologie de grains profilés de précision : des grains triangulaires aiguisés, orientés électrostatiquement sur un support flexible pour une coupe extrêmement rapide et régulière. Les lamelles chevauchantes assurent un amortissement pour le meulage et les raccords, le tout en un seul disque.



- Coupe 30 % plus vite et dure deux fois plus longtemps qu'un abrasif céramique conventionnel, pour une productivité accrue et une finition de réparation uniforme
- Sa température de fonctionnement et la pression nécessaire est inférieure à celle des autres abrasifs céramiques conventionnels
- La technologie PSG (Grains profilés de précision) permet d'obtenir une finition plus uniforme, de réduire les retouches et le travail d'affinage des rayures profondes

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100101776	33470	Disque à lamelles bombés 3M™ Cubitron™ II, T29, 115 mm x 22 mm, 40+, 33470	30	Pièce	5	30
7100101808	33471	Disque à lamelles bombés 3M™ Cubitron™ II, T29, 115 mm x 22 mm, 60+, 33471	30	Pièce	5	30
7100101807	33472	Disque à lamelles bombés 3M™ Cubitron™ II, T29, 115 mm x 22 mm, 80+, 33472	30	Pièce	5	30

## Disques à changement rapide

### Disque de traitement de surface Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR

Le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ Roloc™ combine un disque non tissé durable avec le système efficace de fixation à remplacement rapide Roloc pour un nettoyage, une finition, une rectification et un ébavurage efficaces. Ces disques utilisent une fibre non tissée qui épouse parfaitement les surfaces irrégulières.



- Disque non tissé robuste pour un ébavurage et une finition en puissance
- Disque non tissé malléable avec support Roloc™ pour une coupe agressive
- Structure à toile aérée résistant à l'encrassement et à l'échauffement pour des finitions homogènes

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000000752	19001	Disque abrasif non tissé 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR, 50 mm, Grain A Gros, Marron	200	Pièce	50	200
7000000751	Q09782	Disque abrasif non tissé 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR, 50 mm, Grain A Moyen, Rouge	200	Pièce	50	200
7000000756	B05532	Disque abrasif non tissé 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR, 75 mm, Grain A Gros, Marron	100	Pièce	25	100
7000000755	B05531	Disque abrasif non tissé 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR, 75 mm, Grain A Moyen, Rouge	100	Pièce	25	100
7000046114	Q07485	Disque abrasif non tissé 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR, 76 mm, Grain A Gros, Marron	4	Caisse	1	4
7000028507	Q07480	Disque de traitement de surface Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR, 50 mm, A Gros, Marron	100	Pièce	25	100

# Abrasifs et accessoires

## Roues, brosses et disques

### Disque abrasif résine Scotch-Brite™ Bristle RD-ZB

Grain céramique dans une résine thermoplastique injectée. Disponible en grains 50, 80 et 120, et en diamètre : 25, 50, ou 75mm.



- Structure tridimensionnelle flexible qui procure une grande conformabilité et permet une très bonne adaptation aux formes les plus complexes.
- Alternative aux brosses métalliques, aux agents chimiques et autres produits décapants.
- Structure en fils moulés qui évite l'encrassement, la contamination de surface, et diminue les risques de corrosion.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100138319	B22928	Disque abrasif résine 3M™ Scotch-Brite™ Bristle RD-ZB, 25 mm, Grain 80, Jaune	80	Pièce	20	80
7100138284	07525	Disque abrasif résine 3M™ Scotch-Brite™ Bristle RD-ZB, 50 mm, Grain 80, Jaune, 07525	40	Pièce	10	40
7100138286	Q07528	Disque abrasif résine 3M™ Scotch-Brite™ Bristle RD-ZB, 50 mm, Grain 120, Blanc	40	Pièce	10	40
7100138322	Q07529	Disque abrasif résine 3M™ Scotch-Brite™ Bristle RD-ZB, 75 mm, Grain 120, Blanc	4	Caisse	1	4
7100138285	Q07524	Disque abrasif résine Scotch-Brite™ Bristle RD-ZB, TR, vert, 50 mm x 15.9 mm, Tapered	40	Pièce	10	40

### Disque abrasif résine 3M™ Scotch-Brite™ Bristle RD-ZB

Grain céramique dans une résine thermoplastique injectée. Disponible en grains 50, 80 et 120, et en diamètre : 25, 50, ou 75mm.



- Structure tridimensionnelle flexible qui procure une grande conformabilité et permet une très bonne adaptation aux formes les plus complexes.
- Alternative aux brosses métalliques, aux agents chimiques et autres produits décapants.
- Structure en fils moulés qui évite l'encrassement, la contamination de surface, et diminue les risques de corrosion.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000000775	Q07536	Disque abrasif résine 3M™ Scotch-Brite™ Bristle RD-ZB, 50 mm, Grain 36, Violet	24	Pièce	4	24

# Abrasifs et accessoires

## Disques à meuler et à tronçonner

### Disque à tronçonner 3M™ Cubitron™ II

Le disque à couper 3M™ Cubitron™ II est utilisé pour la découpe de lignes droites, par exemple les tôles métalliques de carrosserie, longerons de cadre de châssis, tuyaux d'échappement, colliers ou encore visserie rouillée.



- Vitesse de coupe élevée
- Gain de productivité et de rendement
- Performances durables

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100032583	33455	Disque à tronçonner 3M™ Cubitron™ II, 75 mm x 1.6 mm x 9.5 mm, 33455	30	Pièce	5	30
7100032406	33456	Disque à tronçonner 3M™ Cubitron™ II, 75 mm x 1.6 mm x 9.5 mm, 33456	30	Pièce	5	30
7100032407	33467	Disque à tronçonner 3M™ Cubitron™ II, 115 mm x 1 mm x 22.2 mm, 33467	30	Pièce	5	30

### Roue à meuler renforcée 3M™ Green Corps™

La roue à meuler renforcée 3M™ Green Corps™ est dotée d'un renfort haute résistance pour une durée de vie accrue pour toutes les opérations de meulage des soudures. Un voile de protection en tissu de fibre de verre renforcé améliore les performances et prolonge la durée de vie des roues, tout en supportant l'abrasif minéral à base d'oxyde d'aluminium. Ces roues à liant résine de 76 mm sont idéales pour couper les points de soudure et meuler les zones difficiles d'accès.



NE PAS UTILISER SUR DES OUTILS SANS PROTECTION.

- Conçu pour les travaux exigeants de meulage des soudures
- Le voile de protection en fibre de verre renforce la résistance et la durée de vie de la roue
- L'abrasif minéral à base d'oxyde d'aluminium est durable, coupe rapidement et donne satisfaction sur de nombreuses surfaces

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100229883	Q01991	Roue à meuler renforcée 3M™ Green Corps™, 76,2 mm x 5,6 mm x 9,5 mm, 01991	50	Pièce	5	50

# Abrasifs et accessoires

## Éponges abrasives

### Éponge de ponçage à face souple 3M™

L'éponge de ponçage à face souple 3M™ est un tampon en mousse souple conçu pour atteindre les zones difficiles, comme les ouvertures de phares, les contours de poignées de porte et les embrasures de porte. Utilisable humide ou à sec, notre éponge permet d'éliminer les empreintes de doigt.



- Tampon en mousse souple conçue pour le ponçage manuel des arêtes, bords et zones difficiles d'accès.
- Construction souple qui réduit le risque de perforation sur les zones de bordure
- Permet d'estomper les empreintes de doigt

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000043358	Q03809	Éponge de ponçage à face souple 3M™, 115 mm x 140 mm, Fine, 03809	200	Pièce	20	200
7000033200	Q02600	Éponge de ponçage à face souple 3M™, 115 mm x 140 mm, Microfine, 02600	120	Pièce	20	120
7000043357	Q03808	Éponge de ponçage à face souple 3M™, 115 mm x 140 mm, Moyen, 03808	200	Pièce	20	200
7000043359	Q03810	Éponge de ponçage à face souple 3M™, 115 mm x 140 mm, Superfine, 03810	200	Pièce	20	200
7000033201	Q02601	Éponge de ponçage à face souple 3M™, 115 mm x 140 mm, Ultrafine, 02601	120	Pièce	20	120

# Abrasifs et accessoires

## Coupes en grille en rouleau

Focus

### Coupe en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II

Les rouleaux de feuilles maille 3M™ Cubitron™ II sont une famille de feuilles maille en rouleau à coupe rapide et durables, qui offrent une vitesse de coupe et une durée de vie exceptionnelles, dignes de la gamme des abrasifs Cubitron II. Ils sont conçus pour aider les centrales d'aspiration à donner le meilleur d'elles-mêmes, ne laissant pratiquement aucune poussière sur la surface de travail ou dans l'environnement.



Associez-les à un système de ponçage et d'extraction de poussières recommandé par 3M pour créer un système de capture de poussières idéal pour votre carrosserie.

- Les coupes en grille ont une coupe rapide et durables et sont fabriquées avec des grains profilés calibrés brevetés 3M™ Cubitron™ II.
- Ils aident les aspirateurs à atteindre leurs meilleures performances - qu'il s'agisse d'une ponceuse au-to-aspirante, d'un système d'aspiration centralisé ou d'un aspirateur mobile
- Les grains minéraux brevetés de forme triangulaire sur les disques tranchent les substrats plutôt que de les rainurer ou de les « labourer » comme les grains abrasifs conventionnels, ce qui permet au disque de refroidir, de couper plus rapidement et de durer plus longtemps.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100283780	34561	Coupe en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 70 mm x 10 m, 80+, 34561	6	Rouleau	1	6
7100283772	34564	Coupe en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 70 mm x 10 m, 180+, 34564	6	Rouleau	1	6
7100283767	34566	Coupe en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 70 mm x 10 m, 240+, 34566	6	Rouleau	1	6
7100283763	34560	Coupe en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 70 mm x 10 m, 320+, 34560	6	Rouleau	1	6
7100283742	34562	Coupe en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 70 mm x 10 m, 120+, 34562	6	Rouleau	1	6
7100283770	34563	Coupe en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 70 mm x 10 m, 150+, 34563	6	Rouleau	1	6
7100283779	34565	Coupe en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 70 mm x 10 m, 220+, 34565	6	Rouleau	1	6
7100283162	34572	Coupe en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 115 mm x 10 m, 80+, 34572	6	Rouleau	1	6
7100283725	34573	Coupe en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 115 mm x 10 m, 120+, 34573	6	Rouleau	1	6
7100283726	34574	Coupe en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 115 mm x 10 m, 150+, 34574	6	Rouleau	1	6
7100283727	34575	Coupe en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 115 mm x 10 m, 180+, 34575	6	Rouleau	1	6
7100283728	34576	Coupe en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 115 mm x 10 m, 220+, 34576	6	Rouleau	1	6
7100283228	34577	Coupe en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 115 mm x 10 m, 240+, 34577	6	Rouleau	1	6
7100283724	34578	Coupe en grille en rouleau 3M™ Cubitron™ II, 115 mm x 10 m, 320+, 34578	6	Rouleau	1	6

# Abrasifs et accessoires

## Coupes, feuilles et rouleaux papier

Focus

### Rouleau de coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U

Le rouleau de coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U combine des grains de forme triangulaire de longue durée et un design multitrous pour une extraction optimale des poussières, ce qui est idéal pour le décapage des peintures, le ponçage des mastics, les dégradés de sous-couches et la préparation finale avant mise en apprêt.



- Contient des grains profilés calibrés 3M™, qui sont de forme triangulaire et poncent au moins 30 % plus vite, tout en durant au moins 30 % plus que les autres abrasifs en céramique traditionnels
- Le design multitrous de nos produits de ponçage optimise l'extraction des poussières
- L'abrasif à fixation auto-agrippante 3M™ Hookit™ offre un excellent maintien et permet un retrait rapide pour simplifier le changement

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100155346	35501	Rouleau de coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 12 m, 80+, 35501	5	Rouleau	1	5
7100155342	35502	Rouleau de coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 12 m, 120+, 35502	5	Rouleau	1	5
7100155339	35503	Rouleau de coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 12 m, 150+, 35503	5	Rouleau	1	5
7100155284	35504	Rouleau de coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 12 m, 180+, 35504	5	Rouleau	1	5
7100155286	35505	Rouleau de coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 12 m, 220+, 35505	5	Rouleau	1	5
7100138561	31488	Rouleau de coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 12 m, 240+, 31488	5	Rouleau	1	5
7100141494	31489	Rouleau de coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 12 m, 320+, 31489	5	Rouleau	1	5
7100141525	31490	Rouleau de coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 80 mm x 12 m, 400+, 31490	5	Rouleau	1	5
7100086415	34460	Rouleau de coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 8 m, 40+, 34460	3	Rouleau	1	3
7100155367	34462	Rouleau de coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 12 m, 80+, 34462	3	Rouleau	1	3
7100155337	34464	Rouleau de coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 12 m, 120+, 34464	3	Rouleau	1	3
7100155311	34465	Rouleau de coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 12 m, 150+, 34465	3	Rouleau	1	3
7100155313	34466	Rouleau de coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 12 m, 180+, 34466	3	Rouleau	1	3
7100155316	34467	Rouleau de coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 12 m, 220+, 34467	3	Rouleau	1	3
7100138562	03446	Rouleau de coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 12 m, 240+, 34468	5	Rouleau	1	5
7100141493	34469	Rouleau de coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 12 m, 320+, 34469	5	Rouleau	1	5
7100141526	34470	Rouleau de coupes abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U, 115 mm x 12 m, 400+, 34470	5	Rouleau	1	5

QMC = Quantité Minimum de Commande, QMV = Quantité Minimum de Vente, UV = Unité de Vente

# Abrasifs et accessoires

## Rouleau de papier manuel souple 3M™ 216U

Bénéficiez d'une flexibilité optimale et d'excellentes propriétés anti-charges avec le rouleau de papier abrasif manuel souple 3M™ 216U. Nos rouleaux abrasifs doublés d'un support en mousse peuvent être découpés ou déchirés en feuilles et ont été conçus pour le ponçage manuel des peintures, apprêts et mastics.



- Abrasif avec support en mousse pour plus de flexibilité
- Permet une pression plus homogène et une meilleure malléabilité au cours du ponçage
- Ponçage régulier

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000084118	50330	Rouleau de papier manuel souple 3M™ 216U, Prédécoupé, 114 mm x 25 m, P150, 50330	4	Rouleau	1	4
7000084119	50331	Rouleau de papier manuel souple 3M™ 216U, prédécoupé, 114 mm x 25 m, P180, 50331	4	Rouleau	1	4
7000084121	50333	Rouleau de papier manuel souple 3M™ 216U, prédécoupé, 114 mm x 25 m, P240, 50333	4	Rouleau	1	4
7000084123	50335	Rouleau de papier manuel souple 3M™ 216U, prédécoupé, 114 mm x 25 m, P320, 50335	4	Rouleau	1	4
7000084125	50337	Rouleau de papier manuel souple 3M™ 216U, prédécoupé, 114 mm x 25 m, P400, 50337	4	Rouleau	1	4
7000084126	50338	Rouleau de papier manuel souple 3M™ 216U, prédécoupé, 114 mm x 25 m, P500, 50338	4	Rouleau	1	4
7000084127	50339	Rouleau de papier manuel souple 3M™ 216U, prédécoupé, 114 mm x 25 m, P600, 50339	4	Rouleau	1	4
7000084128	50340	Rouleau de papier manuel souple 3M™ 216U, prédécoupé, 114 mm x 25 m, P800, 50340	4	Rouleau	1	4
7000084666	50743	Rouleau de papier manuel souple 3M™ 216U, prédécoupé, 114 mm x 25 m, P1000, 50743	4	Rouleau	1	4

## Feuille de papier abrasif 3M™ Wetordry™ 734

Poncez tous types de surface avec la feuille de papier abrasif 3M™ Wetordry™ 734. Notre feuille abrasive est composée d'un minéral de carbure de silicium pour offrir une coupe nette et homogène. Étanche et durable, elle permet de produire des finitions uniformes. Disponible en grains P320 à P1200. Chaque feuille mesure 230 mm x 280 mm.



- Feuille de papier abrasif en carbure de silicium pour utilisation humide ou à sec
- Feuille de ponçage pour utilisation humide ou à sec
- Grains P320 à P1200

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100248927	01977	Feuille de papier abrasif 3M™ Wetordry™ 734, 230 mm x 280 mm, P320, 01977	250	Feuille	25	250
7100249095	01975	Feuille de papier abrasif 3M™ Wetordry™ 734, 230 mm x 280 mm, P400, 01975	250	Feuille	25	250
7100248809	01973	Feuille de papier abrasif 3M™ Wetordry™ 734, 230 mm x 280 mm, P600, 01973	250	Feuille	25	250
7100249099	01972	Feuille de papier abrasif 3M™ Wetordry™ 734, 230 mm x 280 mm, P800, 01972	250	Feuille	25	250
7100249098	01971	Feuille de papier abrasif 3M™ Wetordry™ 734, 230 mm x 280 mm, P1000, 01971	250	Feuille	25	250
7100249094	01970	Feuille de papier abrasif 3M™ Wetordry™ 734, 230 mm x 280 mm, P1200, 01970	250	Feuille	25	250

# Abrasifs et accessoires

## Feuille abrasive 3M™ Wetordry™ 401Q

La feuille abrasive 3M™ Wetordry™ 401Q est idéale pour les applications de ponçage qui nécessitent un grain fin et un contact léger, par exemple pour le ponçage humide de carrosserie automobile ou les finitions de peinture. Cette feuille associe un support papier de poids A étanche et durable à un minéral de carbure de silicium caractérisé par des propriétés de coupe rapide pour éliminer les rayures de façon uniforme et faciliter le lustrage.

- Pratique, cette feuille s'utilise en application humide ou à sec sur les peintures, apprêts, enduits gélifiés et métaux
- Le support étanche autorise des applications humides pour une charge réduite et une coupe plus rapide
- Ponçage de tous types de surfaces

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000028329	02023	Feuille abrasive 3M™ Wetordry™ 401Q, 140 mm x 230 mm, P1500, 02023	250	Feuille	50	250
7000028328	02044	Feuille abrasive 3M™ Wetordry™ 401Q, 140 mm x 230 mm, P2000, 02044	250	Feuille	50	250

## Feuille abrasive 3M™ Easy Hand 216U

Les feuilles abrasives 3M™ 216U Easy Hand offrent une structure souple et malléable rehaussée d'une surface en latex pour les applications de ponçage manuel.

- Support en latex
- Ponçage manuel
- Permet d'exercer une pression homogène

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000091899	60713	Feuille abrasive 3M™ Easy Hand 216U, 114 mm x 135 mm, P240, 60713	600	Feuille	100	600
7000091900	60715	Feuille abrasive 3M™ Easy Hand 216U, 114 mm x 135 mm, P320, 60715	600	Feuille	100	600
7000091902	60717	Feuille abrasive 3M™ Easy Hand 216U, 114 mm x 135 mm, P400, 60717	600	Feuille	100	600
7000091903	60718	Feuille abrasive 3M™ Easy Hand 216U, 114 mm x 135 mm, P500, 60718	600	Feuille	100	600
7000091904	60719	Feuille abrasive 3M™ Easy Hand 216U, 114 mm x 135 mm, P600, 60719	600	Feuille	100	600
7000091905	60720	Feuille abrasive 3M™ Easy Hand 216U, 114 mm x 135 mm, P800, 60720	600	Feuille	100	600

# Abrasifs et accessoires

## Coupes, feuilles et rouleaux support film

### Focus

### Feuille abrasive flexible pour ponçage manuel 3M™ Hookit™ 270J

Créez des finitions parfaites grâce à la feuille abrasive souple pour ponçage manuel 3M™ Hookit™ 270J. Conçues pour le ponçage à sec ou humide, nos feuilles sont rehaussées d'un film aussi mince que souple qui épouse parfaitement les outils et les contours.



- Profitez d'une feuille à film mince d'une extrême flexibilité pour le ponçage de précision, humide ou à sec
- Garantit un meilleur ressenti des surfaces pour minimiser les risques de perforation
- Malléable et parfaite pour le ponçage des zones difficiles d'accès telles que les poches aumônières

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100010553	34337	Feuille abrasive flexible pour ponçage manuel 3M™ Hookit™ 270J, 140 mm x 171 mm, P400, 34337	5	Caisse	1	5
7100010566	34339	Feuille abrasive flexible pour ponçage manuel 3M™ Hookit™ 270J, 140 mm x 171 mm, P600, 34339	5	Caisse	1	5
7100010567	34340	Feuille abrasive flexible pour ponçage manuel 3M™ Hookit™ 270J, 140 mm x 171 mm, P800, 34340	5	Caisse	1	5
7100010569	34341	Feuille abrasive flexible pour ponçage manuel 3M™ Hookit™ 270J, 140 mm x 171 mm, P1000, 34341	5	Caisse	1	5
7100010568	34342	Feuille abrasive flexible pour ponçage manuel 3M™ Hookit™ 270J, 140 mm x 171 mm, P1200, 34342	5	Caisse	1	5
7100010565	34343	Feuille abrasive flexible pour ponçage manuel 3M™ Hookit™ 270J, 140 mm x 171 mm, P1500, 34343	5	Caisse	1	5

# Abrasifs et accessoires

## Feuille abrasive manuelle souple 3M™ 216U

Bénéficiez d'une flexibilité optimale et d'excellentes propriétés anti-charges avec la feuille de papier abrasif manuelle souple 3M™ 216U. Nos feuilles ont été conçues pour le ponçage manuel des peintures, apprêts et mastics.



- Excellente flexibilité
- Abrasif laminé sur support en mousse
- Ponçage manuel confortable sur apprêts, peintures et mastics

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000084129	60539	Feuille abrasive manuelle souple 3M™ 216U, 114 mm x 135 mm, P150, 60539	500	Feuille	50	500
7000084130	60540	Feuille abrasive manuelle souple 3M™ 216U, 114 mm x 135 mm, P180, 60540	500	Feuille	50	500
7000084132	60542	Feuille abrasive manuelle souple 3M™ 216U, 114 mm x 135 mm, P240, 60542	500	Feuille	50	500
7000084134	60544	Feuille abrasive manuelle souple 3M™ 216U, 114 mm x 135 mm, P320, 60544	500	Feuille	50	500
7000084136	60546	Feuille abrasive manuelle souple 3M™ 216U, 114 mm x 135 mm, P400, 60546	500	Feuille	50	500
7000084137	60547	Feuille abrasive manuelle souple 3M™ 216U, 114 mm x 135 mm, P500, 60547	500	Feuille	50	500
7000084138	60548	Feuille abrasive manuelle souple 3M™ 216U, 114 mm x 135 mm, P600, 60548	500	Feuille	50	500
7000084139	60549	Feuille abrasive manuelle souple 3M™ 216U, 114 mm x 135 mm, P800, 60549	500	Feuille	50	500

# Abrasifs et accessoires

## Rouleaux non tissés

### Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™

Le rouleau Scotch-Brite™ Durable Flex est un rouleau non tissé résistant et durable. Nos rouleaux flexibles sont utilisés pour l'ébavurage, la finition, la rectification et le nettoyage.

- Rouleau non tissé résistant et durable
- Endos renforcé à faible allongement pour d'excellents niveaux de flexibilité et de durabilité
- Pour le nettoyage, la finition, le ponçage et l'ébavurage



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100182482	65222	Rouleau Scotch-Brite™ durable flex Scotch-Brite™, 125 mm x 10 m, S UFN	4	Rouleau	1	4
7100182486	65223	Rouleau Scotch-Brite™ durable flex Scotch-Brite™, 150 mm x 10 m, A VFN	4	Rouleau	1	4
7100182483	AB01462	Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™, 100 mm x 10 m, A/O VFN	4	Rouleau	1	4
7100182484	AB01465	Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™, 100 mm x 10 m, SiC UFN	4	Rouleau	1	4
7100182485	AB01463	Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™, 125 mm x 10 m, A/O VFN	4	Rouleau	1	4

### Rouleau Scotch-Brite™ 7447 PRO

Le rouleau Scotch-Brite™ 7447 PRO combine fibres flexibles et particules d'oxyde d'aluminium à grain fin pour une coupe tranchante homogène. Utilisez notre rouleau 7447 PRO en remplacement de la paille de fer, des brosses métalliques, du papier abrasif et d'autres produits non tissés pour le nettoyage et la finition.

- Revêtement minéral enduit sur des fibres à coupe rapide et plus dense que le rouleau 7447, pour une abrasion uniforme
- Abrasif d'oxyde d'aluminium à grain très fin pour un nettoyage et une finition efficaces
- Matériau non tissé en nylon durable résistant au déchirement, à l'encrassement et à la rouille



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100288455	F7447AVFN12510	Rouleau Scotch-Brite™ 7447 PRO, 125 mm x 10 m, A VFN	3	Rouleau	1	3
7100288556	F7447AVFN10010	Rouleau Scotch-Brite™ 7447 PRO, AVFN, 100 mm x 10 m	4	Rouleau	1	4

### Rouleau 3M™ Scotch-Brite™ 7448 PRO

Le rouleau 3M™ Scotch-Brite™ 7448 PRO est constitué de fibres enduites durables. Leur précision permet de couper rapidement et d'obtenir une finition homogène. Notre structure unique de minéral ultrafin et de fibres flexibles enduites est parfaite pour préparer les surfaces à la peinture et l'apprêtage, au dépolissage général et à la rectification à la main.

- Utilisé pour dépolir légèrement la surface et la préparer afin d'obtenir une meilleure adhérence du revêtement
- Idéal pour le nettoyage, le dépolissage, la finition et l'élimination en douceur de la peinture sur différents métaux et plastiques
- Minéral plus dense que le 7448 pour une abrasion uniforme et une vitesse de coupe plus rapide



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100288456	F7448SUFN10010	Rouleau 3M™ Scotch-Brite™ 7448 PRO, 100 mm x 10 m, S UFN	4	Rouleau	1	4
7100288457	F7448SUFN12510	Rouleau 3M™ Scotch-Brite™ 7448 PRO, SUFN, 125 mm x 10 m	3	Rouleau	1	3

# Abrasifs et accessoires

## Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™ CF-RL

Le rouleau Scotch-Brite™ Clean and Finish permet de conditionner la surface de façon constante pendant toute la durée de vie du produit. Notre stock de rouleaux de nettoyage et de finition peut être coupé à n'importe quelle longueur.



- Nappe WR renforcée pour une plus grande longévité.
- Préférez la version type A pour un fini fin et mat, et la version type S pour un fini encore plus fin et brillant.
- Capacité à se déformer permettant une grande précision sans altérer la forme de la pièce travaillée.


Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100182478	1197948N	Rouleau Clean & Finish Scotch-Brite™, CF-RL, 200 mm x 10 m, A VFN, 4/box,	4	Rouleau	1	4
7100182479	1015580	Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™ CF-RL, 250 mm x 10 m, AVF +	3	Rouleau	1	3

## Feuilles et rouleaux tissés

Focus

### Chiffon de ponçage adhérent 3M™

Les chiffons de ponçage adhérents 3M™ sont conçus pour une application de ponçage manuel dans les processus de préparation et de finition de la peinture.



- Excellente performance abrasive pour le ponçage à sec et humide
- Le matériel de préhension est facile à utiliser et élimine le besoin d'un accessoire.
- Une sensation nouvelle et unique pour le produit.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100142931	PN35109	Chiffon de ponçage adhérent 3M™, 139 mm x 114 mm, P320, 35109	4	Rouleau	1	4
7100142932	PN35110	Chiffon de ponçage adhérent 3M™, 139 mm x 114 mm, P400, 35110	4	Rouleau	1	4
7100142933	PN35111	Chiffon de ponçage adhérent 3M™, 139 mm x 114 mm, P600, 35111	4	Rouleau	1	4
7100142850	PN35112	Chiffon de ponçage adhérent 3M™, 139 mm x 114 mm, P800, 35112	4	Rouleau	1	4
7100142935	PN35113	Chiffon de ponçage adhérent 3M™, 139 mm x 114 mm, P1000, 35113	4	Rouleau	1	4
7100142936	PN35114	Chiffon de ponçage adhérent 3M™, 139 mm x 114 mm, P1200, 35114	4	Rouleau	1	4
7100142957	PN35115	Chiffon de ponçage adhérent 3M™, 139 mm x 114 mm, P1500, 35115	4	Rouleau	1	4
7100142883	PN35116	Chiffon de ponçage adhérent 3M™, 139 mm x 114 mm, P2000, 35116	4	Rouleau	1	4

# Abrasifs et accessoires

## Cales manuelles

### Coupe abrasive non tissée Scotch-Brite™ CF-HP 7447

Le pad manuel à usage général 7447 PRO Scotch-Brite™ combine flexibilité et action de coupe efficace avec un contrôle manuel précis. Notre pad manuel utilise des abrasifs à oxyde d'aluminium de granulométrie fine qui permettent une découpe rapide et fine en laissant une surface finie lisse.



- Choisissez une meilleure alternative à la paille de fer, aux brosses métalliques et à d'autres produits non tissés lors des opérations de nettoyage et de finition
- Comporte un abrasif à oxyde d'aluminium à fine granulométrie pour le nettoyage, la finition, le grainage, le ponçage fin et le doucissage.
- Adapté à une utilisation sur le bois, le métal, les plastiques, les céramiques, la porcelaine, verre, caoutchouc ou les matériaux composites.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100182554	Q07447	Coupe abrasive non tissée Scotch-Brite™ CF-HP, 158 mm x 224 mm, A VF+	60	Pièce	20	60

### Coupe abrasive non tissée Scotch-Brite™ 7447 PRO

Alternative supérieure à la laine d'acier, aux brosses métalliques, au papier sablé et à d'autres produits non tissés pour les tâches de nettoyage ou de finition



- Abrasif en oxyde d'aluminium très fin pour le nettoyage et la finition
- Le tampon résiste à la déchirure, au déchetage, au chargement et ne rouillera jamais, offrant une longue durée de vie.
- Utilisable sur ponceuse vibrante ou manuellement.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100023339	AB01076	Coupe abrasive non tissée Scotch-Brite™ 7447 PRO, 152 mm x 228 mm, Très Fin	60	Pièce	20	60

### Coupe abrasive non tissée Scotch-Brite™ CF-HP 7448+

La feuille manuelle ultrafine 7448+ Scotch-Brite™ est conçue pour le conditionnement de surfaces en métal et la préparation avant peinture. Contrairement à la paille de fer, nos plateaux ne s'effritent pas pendant l'utilisation, ne rouillent pas, et ne projettent pas de limaille. Ils sont flexibles et très durables.



- La finition ultrafine surpasse celle de la paille de fer
- Permet le nettoyage, le polissage, la préparation et la finition efficaces sur métal, bois, matériaux plastiques et composites
- Action similaire à la paille de fer de degré 00, sans s'effriter, se rouiller ou se fractionner

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100182555	Q07448	Feuille de coupe abrasive non tissée Scotch-Brite™ CF-HP, 158 mm x 224 mm, S UFN	60	Pièce	20	60

# Abrasifs et accessoires

## Tampon de coupe abrasive non tissée Scotch-Brite™ 7448 PRO

Alternative supérieure à la laine d'acier, aux broches métalliques, au papier sablé et à d'autres produits non tissés pour les tâches de nettoyage ou de finition

- Abrasif en oxyde d'aluminium très fin pour le nettoyage et la finition
- Le tampon résiste à la déchirure, au déchiquetage, au chargement et ne rouillera jamais, offrant une longue durée de vie.
- Utilisable sur ponceuse vibrante ou manuellement.



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100023340	AB01077	Coupe abrasive non tissée Scotch-Brite™ 7448 PRO, 152 mm x 228 mm, Ultra Fin	60	Pièce	20	60

## Bandes

Focus

### Bande abrasive 3M™ Cubitron™ II 786F

La bande abrasive 3M™ Cubitron™ II est une bande haut de gamme conçue pour l'élimination des points de soudure et pour toute autre application de meulage/ponçage. Cette bande abrasive peut être utilisée sur différents types de ponceuses à bande disponibles sur le marché.

- Performances durables
- Gain de productivité et de rendement
- Vitesse de coupe élevée



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100033193	33437	Bande abrasive 3M™ Cubitron™ II 786F, 10 mm x 330 mm, 36+, 33437	50	Pièce	10	50
7100033194	33439	Bande abrasive 3M™ Cubitron™ II 786F, 10 mm x 330 mm, 60+, 33439	50	Pièce	10	50
7100033195	33440	Bande abrasive 3M™ Cubitron™ II 786F, 10 mm x 330 mm, 80+, 33440	50	Pièce	10	50
7100033184	33443	Bande abrasive 3M™ Cubitron™ II 786F, 12,7 mm x 457 mm, 36+, 33443	50	Pièce	10	50
7100033185	33445	Bande abrasive 3M™ Cubitron™ II 786F, 12,7 mm x 457 mm, 60+, 33445	50	Pièce	10	50
7100033186	33446	Bande abrasive 3M™ Cubitron™ II 786F, 12,7 mm x 457 mm, 80+, 33446	50	Pièce	10	50
7100035467	33449	Bande abrasive 3M™ Cubitron™ II 786F, 20 mm x 520 mm, 36+, 33449	50	Pièce	10	50
7100035468	33451	Bande abrasive 3M™ Cubitron™ II 786F, 20 mm x 520 mm, 60+, 33451	50	Pièce	10	50
7100035469	33452	Bande abrasive 3M™ Cubitron™ II 786F, 20 mm x 520 mm, 80+, 33452	50	Pièce	10	50

# Abrasifs et accessoires

## Bandes non tissées

### Bande abrasive non tissée Scotch-Brite™ DF-BL

La bande abrasive Scotch-Brite™ à endos durable et flexible est la bande de conditionnement de surface la plus flexible de toute la gamme. Elle est conçue pour des opérations de précision exigeantes telles que l'ébavurage, le polissage et la finition sur différents métaux. Un endos renforcé à faible allongement et un tranchant très durable garantissent une capacité de coupe agressive.



- Une bande solide non tissée pour des travaux d'ébavurage, de polissage et de nettoyage efficaces
- Résiste à l'arrachement et est particulièrement efficace sur les ponceuses à bande avec de petites roues de contact
- Un endos à faible allongement garantit une capacité de conditionnement agressive

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100219018	23432	Bande abrasive non tissée Scotch-Brite™ DF-BL, 10 mm x 330 mm, A GROS	25	Pièce	1	25
7100218947	13928	Bande abrasive non tissée Scotch-Brite™ DF-BL, 13 mm x 457 mm, A GROS	25	Pièce	1	25

## Cales

### Bloc manuel multi-trous 3M™ Hookit™ Purple+

Adoptez le bloc manuel multi-trous 3M™ Hookit™ Purple+ pour poncer facilement et efficacement les enduits. Optimisée pour les applications de ponçage manuel et l'extraction des résidus, notre gamme complète de blocs manuels vous offre un environnement de travail plus propre.




- Extraction optimisée des résidus
- Environnement de travail plus propre
- Ponçage simple et efficace des enduits et apprêts

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000032188	Q05170	Bloc manuel multi-trous 3M™ Hookit™ Purple+, 70 mm x 127 mm, 05170	1	Pièce	1	1
7000032189	Q05171	Bloc manuel multi-trous 3M™ Hookit™ Purple+, 70 mm x 198 mm, 05171	1	Pièce	1	1
7000032190	Q05172	Bloc manuel multi-trous 3M™ Hookit™ Purple+, 70 mm x 396 mm, 05172	1	Pièce	1	1
7000032191	Q05173	Bloc manuel multi-trous 3M™ Hookit™ Purple+, 115 mm x 225 mm, 05173	1	Pièce	1	1

### Socle multitrous 3M™ Hookit™ Purple+

Optimisez l'extraction des résidus avec le socle multi-trous 3M™ Hookit™ Purple+. Notre gamme complète de socles multi-trous Hookit™ Purple+ est adaptée à un large choix de machines utilisées dans la réparation automobile.



- Extraction optimisée des résidus
- Environnement de travail plus propre
- Permet d'appliquer les abrasifs 3M™ sur une large gamme d'outils

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000060249	50781	Socle multitrous 3M™ Hookit™ Purple+, 115 mm x 225 mm, 50781	1	Pièce	1	1

# Abrasifs et accessoires

## Tampon d'interface 3M™ Hookit™

Utilisez le tampon d'interface 3M™ Hookit™ avec les abrasifs 260L, 260L et autres abrasifs Hookit pour bénéficier d'un maximum de flexibilité pendant le ponçage. Nos tampons offrent une excellente malléabilité pour une finition parfaite.

- Excellente malléabilité et finition parfaite
- Flexibilité accrue lors du ponçage
- Structure en mousse laminée



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000032193	Q05175	Tampon d'interface 3M™ Hookit™, 70 mm x 198 mm, multi-trous, souple, 05175	5	Pièce	1	5

## Jeu d'adaptateurs multi-trous incurvés 3M™ Hookit™ Purple+

Adoptez le jeu d'adaptateurs multi-trous incurvés 3M™ Hookit™ Purple+ pour façonner facilement et efficacement des panneaux incurvés. Notre jeu d'adaptateurs incurvés se fixent aux blocs manuels plats standard pour faciliter le façonnage des panneaux incurvés.

- Gamme d'adaptateurs à extraction optimisée des résidus
- Façonnage simple et efficace des panneaux incurvés
- Garantit un environnement de travail plus propre



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000032209	50728	Jeu d'adaptateurs multi-trous incurvés 3M™ Hookit™ Purple+, 70 x 127 mm, 50728	1	Pièce	1	1
7000032210	50729	Jeu d'adaptateurs multi-trous incurvés 3M™ Hookit™ Purple+, 70 x 198 mm, 50729	1	Pièce	1	1

### Focus

## Cale manuelle flexible pour extraction de poussières 3M™ Hookit™

Ces cales manuelles 3M™ Hookit™ combinent la flexibilité légère des cales en mousse traditionnelles à la puissance d'extraction de poussières et au contrôle des cales manuelles sans poussière. Les cales se plient afin de faciliter la restauration des contours et des lignes de carrosserie, tout en offrant un support ferme pour les abrasifs. Comprend le système de fixation 3M™ Hookit™. Le régulateur intégré permet à l'utilisateur de régler l'aspiration pour un meilleur contrôle de la cale lors du ponçage.

- Une cale de ponçage légère avec un support ferme mais flexible qui permet de restaurer facilement les contours et les lignes de carrosserie.
- Lorsqu'elle est utilisée avec un système d'aspiration et des abrasifs compatibles, cette cale de ponçage flexible pour extraction de poussières 3M™ Hookit™ permet de capturer la poussière, ce qui peut augmenter la durée de vie de l'abrasif tout en aidant à réduire la quantité de poussière dans l'atelier.
- Le système de fixation auto-agrippant 3M™ Hookit™ facilite le remplacement des abrasifs.



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100260505	35825	Cale manuelle flexible pour extraction de poussières 3M™ Hookit™, 133 mm x 67 mm, 35825	24	Pièce	1	24
7100256500	35826	Cale manuelle flexible pour extraction de poussières 3M™ Hookit™, 178 mm x 67 mm, 35826	24	Pièce	1	24
7100256624	35828	Cale manuelle flexible pour extraction de poussières 3M™ Hookit™, 406 mm x 67 mm, 35828	8	Pièce	1	8

# Abrasifs et accessoires

## Cale souple 3M™ Hookit™

Optimisez vos résultats de ponçage manuel avec le bloc manuel 3M™ Hookit™, un modèle ergonomique offrant une prise en main confortable pour réduire la fatigue manuelle. Le bloc favorise une répartition plus uniforme de la pression exercée, pour des résultats plus homogènes.



- Résultats de ponçage plus homogènes
- Façonnage aisé de surfaces planes
- Optimise l'efficacité du ponçage à la main

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000045715	Q05740	Cale souple 3M™ Hookit™, 70 mm x 125 mm, dur, 05740	10	Pièce	1	10
7000038368	E05742	Cale souple 3M™ Hookit™, 70 mm x 125 mm, souple, 05742	5	Pièce	1	5
7000045717	M5744	Cale souple 3M™ Hookit™, 70 mm x 406 mm, 05744	1	Pièce	1	1

### Focus

## Cale manuelle Haute adhérence 3M™

La cale manuelle 3M™ Haute adhérence est spécialement conçue pour fonctionner avec notre feuille abrasive 3M™ Haute adhérence. Cette cale manuelle est idéale pour obtenir un support conforme lors du ponçage manuel. Son épaisseur de 2 cm favorise un ponçage en douceur dans les espaces étroits et difficiles d'accès. La cale et la feuille abrasive sont utilisables pour le ponçage humide ou à sec.



- La cale de 6,8 cm x 11 cm est conçue pour les travaux de ponçage manuel avec la feuille abrasive 3M™ Grippy, quand le besoin d'un soutien supplémentaire se fait sentir.
- Son épaisseur de 2 cm lui confère une excellente stabilité dans les zones difficiles d'accès, notamment les rainures et les canaux
- Peut être utilisé pour le ponçage humide ou à sec

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100158721	PN35123	Cale manuelle Haute adhérence 3M™, 68 mm x 111 mm x 20 mm, 35123	10	Pièce	1	10

## Planche de profilage pour applications marines 3M™ Hookit™

Simplifiez et optimisez vos travaux de profilage, de finition et de ponçage marins avec la planche de profilage pour applications marines 3M™ Hookit™. Notre planche légère affiche une conception à deux niveaux qui vous permet de la saisir et de la manier en toute sécurité et sans effort. Compatible avec nos feuilles abrasives Hookit™, elle vous permet de gagner du temps et de réaliser des économies lors du ponçage de surfaces marines.



- Sa construction légère à deux niveaux améliore la maniabilité de la planche
- La poignée surélevée garantit un maximum de contrôle et de confort
- Son format 4-1/2" x 30" et son design équilibré sont parfaitement adaptés aux travaux de profilage, de ponçage et de finition

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000045684	M83497	Planche de profilage pour applications marines 3M™ Hookit™, 114 mm x 762 mm, Rigide, 83497	1	Pièce	1	1

# Abrasifs et accessoires

## Planche de profilage souple pour applications marines 3M™ Hookit™



Avec la planche de profilage souple pour applications marines 3M™ Hookit™, bénéficiez d'un outil à la fois léger et robuste, idéal pour les travaux délicats de profilage et de ponçage dans l'industrie de la marine. Notre planche pour applications marines offre une face souple qui facilite le travail des surfaces concaves ou convexes et des courbes.

- Conception légère à double poignée pour une prise en main sûre et aisée
- Face souple pour un déplacement sans effort sur les surfaces irrégulières
- Format 4-1/2" x 30" parfaitement adapté aux travaux de profilage, de ponçage et de finition

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000045685	M83978	Planche de profilage souple pour applications marines 3M™ Hookit™, 114 mm x 762 mm, 83978	1	Pièce	1	1

## Plateaux et accessoires

### Plateau pour disque abrasif 3M™

Notre kit patin pour disque abrasif de ponçage propre Hookit™ comprend un patin à disque Hookit™ en mousse résistante avec filetages internes 5/16-24 et inclut cinq adaptateurs pour permettre une fixation sur différents outils. Le patin présente également notre design « ponçage propre » à plusieurs orifices pour une extraction optimale des résidus et est parfaitement compatible avec les disques de ponçage propre.



- Le patin de disque Hookit™ permet de changer facilement de disque, pour une durée de vie optimale
- Cinq adaptateurs inclus, de 1/4-20 (filetage interne) x 5/16-24 (filetage externe) à 5/16-24 (filetage externe) x 6 mm-1,0 (filetage externe)
- Sa conception en mousse ferme garantit une application homogène du grain

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000045008	20427	Plateau pour disque abrasif 3M™, 76,2 mm x 12,7 mm x 5/16, 20447	5	Trousse	1	5

### Tampon d'appoint 3M™ Hookit™

Optimisez l'extraction des résidus avec le tampon d'appoint 3M™ Hookit™. Nos tampons d'appoint en mousse haute densité se caractérisent par une surface centrale plate et rigide et par des bords souples. Leur trou central confère à leurs bords une extrême souplesse et leur système d'évacuation directe optimise l'extraction des résidus.



- Meilleure répartition de l'écoulement d'air grâce à différentes tailles de trou, pour une extraction optimale
- Bénéficiez d'une excellente capacité d'extraction grâce à une configuration de trous en spirale
- Modèle souple ou fermé standard au choix

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000083877	50193	Tampon d'appoint 3M™ Hookit™, 150 mm, 7 trous, 8 mm (5/16 in), dur, 50193	5	Pièce	1	5
7000042720	Q05717	Tampon d'appoint 3M™ Hookit™, 180 mm, 5/8", 05717	1	Pièce	1	1

# Abrasifs et accessoires

## Interface multitrous 3M™ Hookit™

Le tampon d'appoint multi-trous 3M™ Hookit™ est destiné aux disques abrasifs multi-trous 3M™.



- Extraction optimisée des résidus
- Environnement de travail plus propre
- Surface rigide et bords souples

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100010600	E51122	Interface multitrous 3M™ Hookit™, 150 mm, 8 mm (5/16 in), Standard, 51122	5	Pièce	1	5
7000060210	50539	Interface multitrous 3M™ Hookit™, 150 mm, 8 mm (5/16 in), dur, 50539	5	Pièce	1	5
7100010603	E51124	Interface multitrous 3M™ Hookit™, 150 mm, 8 mm (5/16 in), souple, 51124	5	Pièce	1	5
7100037007	E51123	Interface multitrous 3M™ Hookit™, 150 mm, M8, Standard, 51123	5	Pièce	1	5
7100037008	E51125	Interface multitrous 3M™ Hookit™, 150 mm, M8, souple, 51125	5	Pièce	1	5

## Cale manuelle 3M™ Trizact™ Hookit™

Privilégiez le confort de notre cale manuelle 3M™ Trizact™ Hookit™ qui garantit une excellente prise en main grâce à sa large bride. Notre cale manuelle est construite en mousse de caoutchouc souple et malléable qui garantit une meilleure répartition de la pression.



- Conçu pour les disques 3M™ Hookit™
- Bride de maintien
- Mousse de caoutchouc souple pour une meilleure répartition de la pression de ponçage

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000034317	Q05791	Cale manuelle 3M™ Trizact™ Hookit™, 150 mm, 05791	20	Pièce	1	20
7000084116	Q05792	Cale manuelle 3M™ Trizact™ Hookit™, 150 mm, demi-lune, 05792	20	Pièce	1	20

## Tampon d'appoint profilé pour disque abrasif 3M™ Hookit™

Le tampon d'appoint profilé pour disque abrasif 3M™ Hookit™ a été spécialement conçu pour être utilisé avec les disques Hookit de 6 pouces. Notre tampon d'appoint offre un design profilé pour un aplanissement efficace et une élimination des défauts plus rapide lors du ponçage à plat.



- Son design profilé garantit un aplanissement efficace et une élimination des défauts plus rapide lors du ponçage à plat
- Constitué de mousse moyenne densité
- Bord biseauté pour une plus grande durabilité

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100058086	E28729	Tampon d'appoint profilé pour disque abrasif 3M™ Hookit™, Rouge, 150 mm, multi-trous, 5/16", Standard, 28729	10	Pièce	1	10

# Abrasifs et accessoires

## Tampon d'interface souple 3M™ Hookit™

Optez pour confort et malléabilité en utilisant le tampon d'interface souple 3M™ Hookit™ pour tous vos travaux de ponçage automobile. Alternez entre les disques Hookit™ et les tampons d'appoint Hookit™ pour un changement rapide.



- Leur construction en mousse souple s'adapte aux contours pour des finitions plus précises
- Soutient le patin à disque pour une meilleure coupe abrasive et un ponçage des bords plus précis
- Permet d'alterner facilement entre les disques Hookit™ et les tampons d'appoint Hookit™ pour un changement rapide

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000060252	50742	Tampon d'interface souple 3M™ Hookit™, 70 mm x 127 mm, 10 mm, multi-trous, 50742	5	Pièce	1	5
7000000490	Q05771	Tampon d'interface souple 3M™ Hookit™, 75 mm, 6 trous, 05771	10	Sac	1	10
7000032538	E51126	Tampon d'interface souple 3M™ Hookit™, 150 mm x 5 mm, multi-trous, souple, 51126	10	Pièce	1	10
7000032539	E51127	Tampon d'interface souple 3M™ Hookit™, 150 mm x 10 mm, multi-trous, souple, 51127	10	Pièce	1	10

## Support de disque à brosse 3M™ Roloc™

Le support de disque à brosse 3M™ Roloc™ est une fixation d'appoint conçue pour les disques à brosse 3M™ Roloc™. Disponible en 50 mm et 75 mm, avec une tige de 6,4 mm.



- Montage simple et sûr des disques à brosse
- Optimise les performances des disques à brosse
- Support en plastique longue durée

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000028392	Q05539	Support de disque à brosse 3M™ Roloc™, 50,8 mm, dur, 05539	10	Pièce	1	10
7000045705	Q05540	Support de disque à brosse 3M™ Roloc™, 76,2 mm, dur, 05540	10	Pièce	1	10

## Éponge abrasive souple en mousse 3M™ Hookit™

L'éponge abrasive souple en mousse 3M™ Hookit™ est idéale pour le ponçage de couches d'apprêt, pour le meulage et pour les peintures de finition.



- À utiliser avec la gamme de feuilles abrasives 3M™ Hookit™
- Extrêmement flexible pour s'adapter aux contours à poncer
- Support garanti dans les zones difficiles d'accès

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000045570	34349	Éponge abrasive souple en mousse 3M™ Hookit™, 140 mm x 173 mm, 34349	10	Pièce	1	10

# Abrasifs et accessoires

## Interface plat pour disque fibre 3M™

Le plateau du disque fibre 3M™ est solide et conçu pour soutenir les disques fibres à double action (DA) de 127 mm sur les ponceuses à angle droit. Nos disques en caoutchouc dur fonctionnent bien avec plusieurs plaques frontales 3M. Ils optimisent les disques abrasifs en réduisant les vibrations et l'arrachement. Attachez-les solidement aux outils de meulage à l'aide d'un écrou de retenue du disque\*.



- Soutient les disques fibre 3M™ à trou central de 127 × 22,23 mm de diamètre.
- La construction en caoutchouc dur fonctionne avec le support du disque fibre pour un soutien constant
- Réduit les vibrations pour un meilleur confort de l'opérateur

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100242134	xxx	Interface plat pour disque fibre 3M™, 150 mm, PN64829	15	Pièce	1	15

## Plateau rigide bombé 3M™ Cubitron™ II

Utilisez le plateau bombé 3M™ avec les disques 3M™ Cubitron™ II et 3M™ Cubitron™ III pour une meilleure coupe du disque et une plus longue durée de vie. Notre plateau est doté d'un motif nervuré unique et résiste aux températures supérieures à 100°C. Il permet d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts.



- Motif nervuré unique
- Résistant aux températures supérieures à 100°C
- Utilisez-le pour augmenter le taux de coupe et la durée de vie des disques 3M™ Cubitron™ II

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000032409	P64860	Plateau rigide bombé 3M™, 115 mm, rouge	10	Pièce	1	10
7000032410	P64861	Plateau rigide bombé 3M™, 125 mm, rouge, filetage M14 et 5/8	10	Pièce	1	10
7000032411	P64862	Plateau rigide bombé 3M™, 180 mm, rouge	15	Pièce	1	15

# Abrasifs et accessoires

## Systèmes d'extraction de poussière

### Tuyau pour bloc multi-trous 3M™

Évacuez poussières et débris avec le tuyau pour bloc multi-trous 3M™. Hautement flexible et durable, notre tuyau pour bloc de ponçage évacue vers des systèmes d'extraction les poussières et débris produits au cours des travaux de ponçage et de retouche.




- Évacuation des poussières et débris produits au cours des travaux de ponçage et de retouche
- Flexibilité et longue durée de vie pour un tuyau disponible en deux longueurs (3 et 6 mètres)
- Permet de raccorder des blocs manuels multi-trous 3M™ Hookit™ Purple+ ainsi que d'autres équipements

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000032192	Q05174	Tuyau pour bloc multi-trous 3M™, 6 m, 05174	1	Pièce	1	1

### Rack de rangement pour abrasifs 3M™

Le rack de rangement pour abrasifs 3M™ est robuste, léger et conçu pour distribuer, charger et organiser des rouleaux de disques de différentes tailles ainsi que des rouleaux de feuilles. Ce rack en acier peut être fixé à un établi, un poste de travail ou des chariots d'extraction de poussières compatibles similaires. Non montée, la poignée permet aux techniciens de transporter leurs abrasifs directement à la réparation.



- Le rack de rangement pour abrasifs 3M™ est robuste, léger et conçu pour distribuer, charger et organiser facilement des rouleaux de disques de 150, 125 et 75 mm ainsi que des rouleaux de feuilles, facilitant ainsi l'utilisation de plusieurs grains d'abrasifs.
- Il se fixe aux centres de travail ou aux chariots d'extraction de poussières compatibles similaires.
- Le rack peut également être utilisé comme support pour apporter une gamme d'abrasifs de différentes tailles directement à la réparation.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100249317	31706	Rack de rangement pour abrasifs 3M™, 56 x 37 x 43 cm, 31706	2	Pièce	1	2





# Outillages

3M propose différents outils, plateaux et accessoires de haute qualité qui optimisent les performances du ponçage et maximisent votre productivité. Que vous ayez besoin d'une ponceuse, une meuleuse, une lustreuse et/ou une ponceuse à bande pour vos travaux, 3M vous propose les outils, les accessoires et le service dont vous avez besoin.

## Lustreuse

Focus

### Lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™

Ne faites plus l'expérience d'hologrammes, d'hologrammes ou de perforations grâce à la lustreuse orbitale 3M™ et au système de finition ; et obtenez une finition brillante uniforme sur une variété de peintures et de vernis transparents.

Son mouvement circulaire et oscillant, associé à notre composé, nos liquides de polissage et nos tampons assortis, élimine les marques d'hologrammes redoutées communes aux outils rotatifs traditionnels.



- **FINITION, REDÉFINIE** : Le mouvement circulaire et oscillant de la lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™, associé à notre composé, notre liquide de polissage et nos tampons assortis, élimine les marques d'hologrammes redoutées communes aux outils rotatifs traditionnels.
- **CONTRÔLE ULTIME** : Le contrôle de vitesse variable de l'outil et une gâchette de vitesse progressive vous permettent de personnaliser la puissance que vous apportez à n'importe quel travail.
- **UN SYSTÈME CONÇU POUR FONCTIONNER ENSEMBLE** : Fait partie du système de finition de peinture orbitale 3M™ Perfect-It™ facile à utiliser, qui comprend des tampons, des liquides et des outils conçus pour offrir des finitions de qualité optimale.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100264630	34102E	Lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™, 15 mm, 230 V, 50 Hz, prise F, 34102E	1	Pièce	1	1
7100263992	34103E	Lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™, 21 mm, 230 V, 50 Hz, prise F, 34103E	1	Pièce	1	1

## Meuleuses

### Meuleuse à tronçonner 3M™

La meuleuse à tronçonner 3M™ est destinée à une coupe rapide et en douceur de l'aluminium, des aciers à haute résistance et des autres matériaux robustes dans le cadre de travaux de réparation automobile. Doté d'un moteur de 0,7 ch monté dans un boîtier composite robuste, cet outil est très léger et maniable (moins de 1 kg). Cet outil est conçu pour optimiser les performances des roues à découper 3M™ Cubitron™ II.



- Un outil léger et puissant, conçu pour les ateliers de carrosserie
- Un moteur de 0,7 ch pour une coupe idéale des métaux, y compris les aciers à haute résistance
- Outil léger, moins de 1 kg

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100110997	33579	Meuleuse à tronçonner 3M™, 75 mm, 33579	1	Pièce	1	1

### Meuleuse électrique 3M™

La meuleuse d'angle électrique 3M™ est conçue pour une utilisation avec des abrasifs et des accessoires 3M pour composer un système complet permettant d'obtenir une finition professionnelle en un temps de traitement moindre. Notre meuleuse d'angle électrique est dotée d'un moteur puissant de 1900 W et d'une poignée ergonomique pour réduire les vibrations et améliorer le confort de l'opérateur.



- MEULAGE HAUTE PUISSANCE : Couple et vitesse de rotation élevés dans un outil léger, puissant et polyvalent
- CONÇU POUR LE CONFORT DE L'OPÉRATEUR : La conception ergonomique comprend une poignée à faible vibration et un contrôle de la vitesse pour différents travaux
- MAXIMISEZ LA PRODUCTIVITÉ POUR MINIMISER LE TEMPS DE TRAITEMENT : Elle est conçue pour fonctionner avec les accessoires et abrasifs 3M

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100249667	AB14281	Meuleuse électrique 3M™, 1900W, 115 mm, 14281	1	Pièce	1	1
7100249668	AB14291	Meuleuse électrique 3M™, 1900W, 125 mm, 14291	1	Pièce	1	1

## Ponceuses à bandes abrasives

### Ponceuses à bande abrasive 3M™

La ponceuse à bande 3M™ est dotée de la technologie et la polyvalence des ponceuses à bande pour le travail des métaux, dans un format idéal pour les travaux de tôlerie. Cet outil au profil compact est idéal pour le ponçage dans les zones les plus étroites, notamment l'enlèvement des points de soudure. Cette ponceuse à bande est spécialement conçue pour une utilisation avec les abrasifs 3M™ Cubitron™ II.



- Cette ponceuse à bande légère est idéale pour les travaux de ponçage et de finition dans le domaine de la tôlerie
- Le moteur de 495 W est puissant et convient parfaitement aux applications de tôlerie
- Son poids plume permet une maniabilité accrue et réduit la fatigue de l'opérateur

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100110995	33573	Ponceuses à bande abrasive 3M™, 330 mm, 33573	1	Pièce	1	1
7100110952	33575	Ponceuses à bande abrasive 3M™, 457 mm, 33575	1	Pièce	1	1

### Meuleuse à renvoi d'angle pour réparation de carrosserie 3M™

La meuleuse à renvoi d'angle 3M™ est spécialement conçue pour les processus de meulage et de préparation de surface dans la réparation des carrosseries. Elle est également idéale pour décaper la peinture et l'arasage des soudures.



- Outil léger et équilibré
- Moteur puissant de 336 W (0,45 HP), jusqu'à 18 000 tr/min
- Gâchette de contrôle de vitesse

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100110951	33577	Meuleuse à renvoi d'angle pour réparation de carrosserie 3M™, 50 mm et 75 mm, 33577	1	Pièce	1	1

### Kit meuleuse à renvoi d'angle 3M™ Roloc™

Le kit meuleuse à renvoi d'angle 3M™ Roloc™ inclut la meuleuse à renvoi d'angle 3M™ Roloc™, des disques 3M™ Cubitron™ II Roloc™, des produits Scotch-Brite™ et une paire de lunettes de protection 3M.



- Kit tôlerie incluant la meuleuse à renvoi d'angle 3M™ Roloc™
- Productivité augmentée
- Processus de réparation optimisé

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100134737	51418K	Kit meuleuse à renvoi d'angle 3M™ Roloc™, 51418K	1	Trousse	1	1

## Accessoires

### Ensemble de bras de contact pour ponceuse à bande abrasive 3M™



Le bras de contact pour ponceuse à bande abrasive 3M™ est un moyen efficace de maintenir vos capacités de ponçage et de meulage, sans avoir à investir dans des ponceuses supplémentaires. Chaque bras de contact est livré prêt à être installé sur votre ponceuse à bande abrasive 3M™ (réf. 33573 et 33575).

- Assemblé et prêt à l'emploi
- Roues de contact en caoutchouc incluses
- Pièce de rechange pour ponceuse à bande abrasive 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100132680	33585	Ensemble de bras de contact pour ponceuse à bande abrasive 3M™, 330 mm x 10 mm, 33585	10	Pièce	1	10
7100132820	33586	Ensemble de bras de contact pour ponceuse à bande abrasive 3M™, 330 mm x 13 mm, 33586	10	Pièce	1	10
7100132681	33588	Ensemble de bras de contact pour ponceuse à bande abrasive 3M™, 457 mm x 13 mm, 33588	10	Pièce	1	10

### Roue de contact de rechange pour ponceuse à bande abrasive 3M™



Les roues de contact de rechange pour ponceuse à bande abrasive 3M™ contiennent tout ce dont vous avez besoin pour remplacer facilement la roue de contact de votre ponceuse à bande abrasive 3M™ et lui permettre de continuer à fonctionner au maximum de ses performances.

- sont spécialement conçues pour les ponceuses à bande abrasive 3M™ (réf. 33573 et 33575) et les bandes abrasives 3M™ Cubitron™ II
- Remplace uniquement la roue de contact et non l'ensemble du bras de contact
- Roue de contact en caoutchouc flexible pour allonger la durée de vie de la bande abrasive

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100132678	33583	Roue de contact de rechange pour ponceuse à bande abrasive 3M™, 10 mm, 33583	10	Trousse	1	10

## SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE

• Masque de protection contre les particules confort P2



• Protection auditive



• Protection faciale



• Vêtements de travail réutilisables



• Gants de sécurité



**1** Coupe du panneau de remplacement



- ▶ Identifiez le point de découpage recommandé par le constructeur, inscrivez-le ou marquez-le avec du ruban adhésif sur le véhicule et le panneau de remplacement
- ▶ Découpez la zone de réparation à l'aide d'un disque à tronçonner



Tronçonneuse 3M™ ø 75 mm, ø 100 mm



Roues à découper 3M™ Cubitron™ II

**2** Préparation du panneau de remplacement



- ▶ Avec une bande ou un disque Scotch-Brite™, nettoyez et préparez les brides de jonctions restantes sur le panneau hôte et le panneau de remplacement si nécessaire.
- ▶ Nettoyez et appliquez l'apprêt pour revêtement de soudure sur toutes les zones nécessitant des opérations de soudage pour la protection contre la corrosion



Bandes 3M™ Scotch-Brite™



Disque 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™



Outil pour ponceuse à bande 3M™



Meuleuse à renvoi d'angle 3M™

**3** Enlèvement du mastic et du produit de revêtement



- ▶ Utilisez la bande Scotch-Brite™ pour enlever les revêtements et les mastics de jointage dans les endroits difficiles d'accès et le long des joints sur bords tombés, pour exposer les zones de soudage par points



Bandes 3M™ Scotch-Brite™



Outil pour ponceuse à bande 3M™

**4** Élimination des points de soudure



- ▶ Meulez la soudure par points pour enlever la soudure du panneau supérieur. Notez l'épaisseur du panneau supérieur
- ▶ En meulant, veillez à ne meuler que le panneau supérieur et à limiter la découpe dans le panneau hôte/intérieur
- ▶ Après une pré-découpe supplémentaire, séparez le panneau extérieur du panneau hôte



Bandes 3M™ Cubitron™ II 60+ - 80+



Outil pour ponceuse à bande 3M™

**5** Coupe finale



- ▶ Identifiez la ligne de coupe finale au niveau de la zone où se chevauchent le panneau hôte et de remplacement précédemment
- ▶ Découpez la zone de réparation à l'aide d'un disque à tronçonner



Tronçonneuse 3M™ ø 75 mm, ø 100 mm



Roues à découper 3M™ Cubitron™ II

**6** Préparation de la surface de soudure



- ▶ Avec une bande ou un disque Scotch-Brite™, nettoyez et préparez les brides de jonctions restantes sur le panneau hôte et le panneau de remplacement si nécessaire.
- ▶ Veillez à limiter la quantité de meulage effectuée sur les zones adjacentes pour l'épaisseur du substrat
- ▶ Nettoyez la surface et appliquez l'apprêt pour revêtement de soudure sur toutes les zones nécessitant des opérations de soudage pour la protection contre la corrosion



Bandes 3M™ Scotch-Brite™



Disque 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™



Outil pour ponceuse à bande 3M™



Meuleuse à renvoi d'angle 3M™

**7** Collage des panneaux



- ▶ Appliquez de la colle au niveau des brides de jonction sur le panneau hôte et le panneau de remplacement en suivant les recommandations du constructeur automobile et en recouvrant toutes les zones en métal nu
- ▶ Appliquez un cordon supplémentaire de colle au niveau des brides de jonction pour garantir une épaisseur de joint appropriée
- ▶ Remarque : Chaque nouvelle cartouche doit être calibrée comme recommandé avant la première application afin d'établir l'équilibrage initial ! Ensuite, le reste de la cartouche est utilisable normalement



Colle pour panneau de carrosserie 3M™



Applicateur pneumatique 3M™ pour cartouche Duopack de 200 ml



Applicateur manuel 3M™ pour cartouche Duopack de 200 ml

**8** Soudage



- ▶ Utilisez les méthodes de soudage recommandées par le constructeur automobile pour les différentes lignes de carrosserie

**9** Nettoyage des soudures



- ▶ Utilisez des grains 80+ pour égaliser les points de soudure WPS et les joints de brasage MIG
- ▶ Effectuez un ponçage de précision de la zone pour la préparer aux étapes suivantes
- ▶ Veillez à limiter la quantité de meulage effectuée sur les zones adjacentes pour l'épaisseur du substrat



Bandes 3M™ Cubitron™ II



Disques 3M™ Cubitron™ II Roloc™



Outil pour ponceuse à bande 3M™



Meuleuse à renvoi d'angle 3M™



# Colles et mastics d'étanchéité

3M propose une large gamme de colles, mastics et revêtements, qui garantissent la qualité et la fiabilité de vos réparations, pour toutes les applications de la réparation automobile telles que la réparation des plastiques, le collage de panneaux et structural, la protection contre la corrosion et les gravillons, le collage de pare-brises, etc. Nous proposons également une large gamme de mastics polyuréthane, pour recréer les joints d'origine du constructeur, et des mastics polyester, de finition, acryliques, etc., pour réaliser des réparations lisses, permanentes et absolument uniformes sur un grand nombre de substrats.

## SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE

• Masque de protection contre les particules confort P2



• Protection auditive



• Protection faciale



• Vêtements de travail réutilisables



• Gants de sécurité



**1** Préparation du panneau hôte



► Retirez le matériau restant et les contaminants du panneau hôte. Préparez les brides de jonction restantes sur le panneau hôte avec une bande ou un disque Scotch-Brite™



Bandes 3M™ Scotch-Brite™



Disque 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™



Meuleuse à renvoi d'angle pour réparation de carrosserie 3M™

**2** Nettoyage de la surface



► Dégraissez les brides de jonction du panneau hôte



Nettoyant universel 3M™



Chiffons professionnels d'essuyage 3M™

**3** Préparation du panneau de remplacement



► Retirez le revêtement électrophorèse des zones de la bride de jonctions du panneau de remplacement à l'aide d'une bande Scotch-Brite™



Bandes 3M™ Scotch-Brite™



Outil pour ponceuse à bande 3M™

**4** Nettoyage de la surface



► Dégraissez les brides de jonction du panneau de remplacement



Nettoyant universel 3M™



Chiffons professionnels d'essuyage 3M™

**5** Protection contre la corrosion



► Appliquez l'apprêt pour revêtement de soudure sur toutes les zones du panneau hôte et du panneau de remplacement nécessitant des opérations de soudure, à l'exception des zones de collage

► Pour obtenir l'épaisseur de revêtement appropriée et une protection optimale contre la corrosion, nous vous recommandons d'appliquer deux couches

► Temps de séchage : 10-20 minutes



Apprêt pour revêtement de soudure 3M™

**6** Calibrage d'une nouvelle cartouche



► Insérez la cartouche dans le pistolet d'application adapté

► Avant de fixer le mélangeur à la cartouche, faites sortir une petite quantité de matériau jusqu'à ce que les deux composants soient extrudés de la même manière

► Fixez la buse de mélange et jetez les 2 à 4 premiers cm de matériau extrudés afin d'éliminer tout matériau mal mélangé

Remarque : L'étape précédente ne doit être suivie que lors de l'utilisation d'une nouvelle cartouche



Colle pour panneau de carrosserie 3M™



Applicateur pneumatique 3M™ pour cartouche Duopack de 200 ml



Applicateur manuel 3M™ pour cartouche Duopack de 200 ml

**7** Application



► Appliquez la colle sur les brides de jonction du panneau hôte et du panneau de remplacement, en recouvrant toutes les surfaces en métal nu

► Appliquez un cordon supplémentaire de colle au niveau des brides de jonction pour garantir une épaisseur de joint appropriée et le remplissage de tous les creux

**8** Installation du panneau de remplacement



► Installez le panneau de remplacement sur le panneau hôte en effectuant un serrage en place

► Appliquez les soudures requises sur les jointures verticales arrières, les joints cosmétiques ou aux endroits recommandés par le constructeur automobile dans le mode d'emploi

Remarque : Suivez le temps de serrage recommandé pour la colle : au bout d'environ 4 h à une température ambiante de 23 °C

**9** Nettoyage des colles



► Retirez les pinces et l'excès de colle de l'outil de la zone de réparation avant le durcissement pour sceller la réparation

Remarque : Le meulage pour éliminer l'excès de colle peut exposer le métal nu et causer une corrosion




Nettoyant universel 3M™



Chiffons professionnels d'essuyage 3M™


# Les héros méconnus de la réparation de carrosserie.



**Référence rapide :** Zones d'application de la colle structurale résistante à l'impact 3M™ used.

- |   |                                    |   |                          |   |  |
|---|------------------------------------|---|--------------------------|---|--|
| 1 | Panneau de toit                    | 3 | Panneaux latéraux        | 5 | Panneau de bas de caisse               |
| 2 | Longeron avant inférieur/supérieur | 4 | Montant B/Cadre de porte | 6 | Cadre de porte arrière/Passage de roue |

Veillez consulter les procédures de réparation du constructeur.



**Référence rapide :** Zones d'application de la colle pour panneaux 3M™.

- |   |                 |   |                    |   |                          |   |  |
|---|-----------------|---|--------------------|---|--------------------------|---|--|
| 1 | Panneau de toit | 2 | Garniture de porte | 3 | Panneau de bas de caisse | 4 | Aile/Caisse de camion/<br>Panneau latéral d'utilitaire |
|---|-----------------|---|--------------------|---|--------------------------|---|--|

Veillez consulter les procédures de réparation du constructeur.

# Colles et mastics d'étanchéité

## Colles structurales

### Focus

### Adhésif structural et résistant aux impacts 3M™

L'adhésif structural et résistant aux impacts (IRSA) 3M™ est conçu pour les applications de collage structural spécifiées par les constructeurs automobiles, et se prête parfaitement à l'absorption des collisions dans les structures d'acier et les alliages d'aluminium légers de pointe. Cet adhésif époxy bicomposant garantit un temps de travail prolongé (jusqu'à 1 heure) tout en étant rapidement thermodurcissable. La colle change de couleur et passe de l'argent au violet au fur et à mesure de son durcissement.

- Formulé spécifiquement pour l'absorption des collisions dans le domaine des collages structuraux spécifiés par les équipementiers
- La colle époxy bicomposant lie l'acier et l'aluminium automobile, ce qui en fait une solution idéale pour les structures légères
- Peut être soudé ou riveté immédiatement après application



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100273723	Q07333	Adhésif structural et résistant aux impacts 3M™, 200 ml, 07333	6	Pièce	1	6

### Focus

### Colle pour panneau de carrosserie 3M™

L'adhésif pour panneaux de carrosserie 3M™ est un époxy en deux parties utilisé pour coller l'acier, l'aluminium, le plastique thermodurcissable et le plastique renforcé (fibre de verre classique). Cet époxy vise principalement à remplacer les panneaux de carrosserie, toitures, portes latérales, rangements latéraux, parois latérales d'utilitaire et garnitures de porte.

- Adhésif époxy bicomposant hautes performances
- Permet de coller différents composants non structuraux en acier, en aluminium, en plastique thermodurcissable et en plastique renforcé (fibre de verre classique). Vous pouvez également l'utiliser pour renforcer les composants structuraux rivetés ou soudés
- Il peut être soudé par point via des jointures par rivetage, ou utilisé avec ces derniers



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100137215	Q08115	Colle pour panneau de carrosserie 3M™, 200 ml, 08115	6	Pièce	1	6
7000045775	Q08116	Colle pour panneau de carrosserie 3M™, 200 ml, 08116	6	Pièce	1	6

### Adhésif structurel 3M™

L'adhésif structurel 3M™ permet de coller le métal, le verre et le plastique. Il peut être utilisé pour la réparation des pièces de carrosserie, la fibre de verre et les garnitures. Cet adhésif universel gris bicomposant peut être réparti de manière homogène et sèche rapidement.

- Cet adhésif structurel sèche rapidement et permet de coller le métal, le verre et le plastique
- Peut être utilisé pour la réparation des pièces de carrosserie, la fibre de verre et les garnitures
- Une buse de mélange efficace permet de contrôler le débit sans créer de bulles d'air



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100271764	Q08122	Adhésif structurel 3M™, 2:1, 50ml, 08122	12	Pièce	1	12

# Colles et mastics d'étanchéité

## Colles flexibles

### Colle en aérosol 3M™

Les colles en aérosol sont utilisées pour le collage des garnitures internes légères, comme les garnitures de toit et les plastiques.

- La base de l'aérosol s'ajuste facilement afin de permettre une pulvérisation en dentelle, à champ large ou étroit.
- Séchage rapide
- Couvre rapidement des surfaces étendues par rapport aux applications manuelles



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100139848	Q08080	Colle en aérosol 3M™, 500 ml, 08080	12	Bidon	1	12

### Adhésif de garniture 3M™

L'adhésif de garniture 3M™ permet de fixer solidement le vinyle, les revêtements renforcés et les tampons d'insonorisation du capot pour lesquels une grande solidité et une grande résistance à la chaleur sont requises. Un aérosol simple à pulvériser offre une grande convivialité lors de l'application.

- Cet adhésif à pulvériser permet de fixer le vinyle et les tissus renforcés
- Il est recommandé lorsqu'une résistance élevée est nécessaire
- Adhésif de contact hautes performances



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100142662	Q08090	Adhésif de garniture 3M™, 500 ml, 08090	12	Bidon	1	12

# Colles et mastics d'étanchéité

## Colles base solvant

### Gel transparent en néoprène 3M™

Le gel transparent en néoprène 3M™ est un adhésif à base de néoprène, conçu pour coller des garnitures en caoutchouc et d'autres matériaux en caoutchouc à faible densité, entre eux ou avec des surfaces nettoyées.



- Transparent
- Facilité d'utilisation
- Consistance de type gel

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000079961	08021	Gel Transparent en néoprène 3M™, 150 ml, 08021	12	Pièce	1	12
7000079852	08025	Gel Transparent en néoprène 3M™, 150 ml, 08025	6	Bidon	1	6

## Mastics d'étanchéité

### Mastic de calfeutrage MS 3M™

Le mastic de calfeutrage MS 3M™ est un mastic universel monocomposant durcissable à l'humidité basé sur un polymère MS, fourni sous forme de cartouche.



- Peut être immédiatement recouvert d'une peinture à l'eau
- Doit être peint dans les 2 heures, ou légèrement dépoli à l'aide d'un tampon Scotch-brite
- Sans isocyanates

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000079955	1118377	Mastic de calfeutrage MS 3M™, Blanc, 290 ml, 08855	12	Pièce	1	12

### Mastic d'étanchéité universel 3M™

Améliorez le processus de réparation grâce au mastic d'étanchéité universel 3M™. Ce mastic vous permet d'appliquer une peinture humide sur humide, afin de permettre des temps d'imperméabilisation plus rapides. Il peut être pulvérisé, extrudé ou brossé.



- Bénéficiez d'un éventail de finitions
- Peut être pulvérisé, brossé ou extrudé
- Transformable en revêtement antigraillons

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000077337	50740	Mastic d'étanchéité universel 3M™, Beige, 310 ml, 50740	9	Pièce	1	9
7000077339	50740	Mastic d'étanchéité universel 3M™, Beige, 310 ml, 50740	9	Pièce	1	9

# Colles et mastics d'étanchéité

## Mastic d'étanchéité polyuréthane 3M™

Le mastic d'étanchéité polyuréthane 3M™ est un produit en polyuréthane 1K durcissable à l'humidité, conçu pour les applications de mastic d'étanchéité dans le cadre d'une réparation de carrosserie automobile.



- Excellente adhérence
- Peut être peint avec les systèmes de peinture les plus courants
- Sans rétraction ; ne coule pas

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100081535	8365	Mastic d'étanchéité polyuréthane 3M™, Beige, 310 ml, cartouche, 08365	12	Pièce	1	12
7000077240	Q08689	Mastic d'étanchéité polyuréthane 3M™, Blanc, 310 ml, cartouche, 08689	12	Pièce	1	12
7000077245	Q08787	Mastic d'étanchéité polyuréthane 3M™, Blanc, 310 ml, sachet, 08787	12	Pièce	1	12
7000077246	Q08788	Mastic d'étanchéité polyuréthane 3M™, Blanc, 600 ml, sachet, 08788	12	Pièce	1	12
7000033376	Q08684	Mastic d'étanchéité polyuréthane 3M™, Gris, 310 ml, cartouche 08684	12	Pièce	1	12
7000077238	Q08684	Mastic d'étanchéité polyuréthane 3M™, Gris, 310 ml, cartouche 08684	12	Pièce	1	12
7000077237	Q08684	Mastic d'étanchéité polyuréthane 3M™, Gris, 310 ml, cartouche, 08684	12	Pièce	1	12
7100143272	Q08782	Mastic d'étanchéité polyuréthane 3M™, Gris, 310 ml, sachet, 08782	12	Pièce	1	12
7000077244	Q08783	Mastic d'étanchéité polyuréthane 3M™, Gris, 600 ml, sachet, 08783	12	Pièce	1	12
7000077236	Q08694	Mastic d'étanchéité polyuréthane 3M™, Noir, 310 ml, cartouche, 08694	12	Pièce	1	12
7000077362	Q08789	Mastic d'étanchéité polyuréthane 3M™, Noir, 310 ml, sachet, 08789	12	Pièce	1	12
7000077248	Q08793	Mastic d'étanchéité polyuréthane 3M™, Noir, 600 ml, sachet, 08793	12	Pièce	1	12

## Mastic d'étanchéité au pinceau 3M™

Ce mastic d'étanchéité polyvalent sèche rapidement. Vous pouvez l'appliquer facilement avec un pinceau. Il ne coule pas et ne déborde pas une fois appliqué.



- Conçu pour assurer l'étanchéité des joints de chevauchement en tôle qui ont été soudés par point, rivetés ou boulonnés les uns avec les autres
- Peut être peint lorsqu'il est sec. Reste souple et résiste à l'huile, au carburant et aux autres fluides utilisés dans l'automobile.
- Sèche rapidement

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000079948	Q08537	Mastic d'étanchéité au pinceau 3M™, Gris, 1 kg, 08537	6	Bidon	1	6
7000033756	Q08537	Mastic d'étanchéité au pinceau 3M™, Gris, 1 kg, 08537	6	Bidon	1	6
7000079947	Q08537	Mastic d'étanchéité au pinceau 3M™, Gris, 1 kg, 08537	6	Bidon	1	6

# Colles et mastics d'étanchéité

## Mastic d'étanchéité pulvérisable MS 3M™

Le mastic d'étanchéité pulvérisable MS 3M™ est un mastic monocomposant MS durcissable à l'humidité à haute teneur en matière sèche, fourni sous forme de cartouche.

- Peut être peint immédiatement
- Durcit de manière à former une surface dure mais souple
- Peut également être extrudé et brossé



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000033759	Q08851	Mastic d'étanchéité pulvérisable MS 3M™, avec buses, Gris, 290 ml, 08851	12	Pièce	1	12
7100235091	08851	Mastic d'étanchéité pulvérisable MS 3M™, sans buses, Gris, 290 ml, 08851	12	Pièce	1	12

## Applicateurs pour colles et mastics

### Pinceaux pour adhésif 3M™

Bénéficiez d'une application optimale lorsque vous utilisez des adhésifs ou mastics appliqués au pinceau, grâce aux pinceaux pour adhésif 3M™.

- Ces pinceaux résistent au pétrole, à l'huile et à l'eau
- Produit idéal pour l'application de mastics d'étanchéité au pinceau.
- Utilisez ce produit pour reproduire la finition OEM



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000079836	Q08540	Pinceaux pour adhésif 3M™, 08540	30	Pièce	1	30

### Pistolet léger 3M™

Le pistolet léger 3M™ est un pistolet pneumatique convivial, grâce auquel vous pouvez plus efficacement appliquer des mastics universels et en aérosol 1K. Prêt à l'emploi, il permet d'appliquer différentes finitions et pulvérisations, depuis les pulvérisations larges jusqu'aux plus fines, afin de proposer un motif texturé. Il suffit d'ajuster le régulateur de débit d'air et de produit.

- Léger
- Réglage facile, afin d'améliorer la convivialité et l'efficacité de la pulvérisation
- Permet d'obtenir différentes finitions et pulvérisations



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000041361	Q08992	Pistolet léger 3M™, 08992	1	Pièce	1	1

# Colles et mastics d'étanchéité

## Pistolet manuel pour cartouches en deux parties 3M™

Le pistolet manuel pour cartouches en deux parties 3M™ permet de mélanger facilement et précisément les adhésifs bicomposant, afin d'obtenir la consistance requise et d'appliquer le matériau directement sur la pièce.

- Pistolet en deux parties hautes performances
- Distribue le contenu de packs de deux cartouches de 200 ml, selon un rapport de 1-1 ou 2-1
- Permet d'assurer une distribution équilibrée du produit



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000110581	Q08190	Pistolet manuel pour cartouches en deux parties 3M™, 2:1 for 08122, 08190	1	Pièce	1	1
7100248699	08117	Pistolet manuel pour cartouches en deux parties 3M™, 08117	1	Pièce	1	1
7000042708	Q08571	Pistolet manuel pour cartouches en deux parties 3M™, 08571	1	Pièce	1	1

## Pistolet manuel pour cartouche et sachet 3M™

Le pistolet manuel pour cartouche et sachet 3M™ vous permet d'appliquer facilement un enduit. Convivial et léger, ce pistolet peut appliquer le contenu de cartouches et de sachets lorsqu'aucune canalisation d'air n'est disponible.

- Léger
- Facilité d'utilisation
- Outil d'application manuelle



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000041362	Q08013	Pistolet manuel pour cartouche et sachet 3M™, 08013	1	Pièce	1	1
7100222334	PN08014	Pistolet manuel pour cartouche et sachet 3M™, 08014	1	Pièce	1	1

## Applicateur de primaire 3M™

L'applicateur de primaire 3M™ est un outil permettant d'appliquer avec précision un primaire sur des zones clairement définies.

- S'insère facilement dans les bouteilles de primaire
- Facile à manipuler
- Permet une application rapide du primaire



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000033370	Q08605	Applicateur de primaire 3M™, 8605	100	Pièce	10	100

# Colles et mastics d'étanchéité

## Pistolet à mastic universel MS 3M™

Le pistolet à mastic universel MS 3M™ est un applicateur pneumatique permettant l'extrusion de tous types de mastics monocomposants.



- Applicateur pneumatique
- Utilisable avec des sachets et des cartouches
- Réglage et manipulation faciles

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000041360	Q08993	Pistolet à mastic universel MS 3M™, Pneumatique, 08993	1	Pièce	1	1

## Pistolet pneumatique pour cartouches en deux parties 3M™

Le pistolet pneumatique pour cartouches en deux parties 3M™ est conçu pour appliquer des adhésifs bicomposant 3M disponibles sous la forme de cartouches de 200 ml. Il est idéal pour les tâches impliquant de grands volumes. Il vous permet d'appliquer un éventail d'époxy de réparation bicomposant, rapidement et en toute simplicité. Vous gagnez du temps et limitez les retraitements. Le système de cartouche à fixation instantanée élimine la nécessité d'un mélange préalable et optimise l'utilisation du matériau.



- Peut être utilisé avec des cartouches bicomposant 3M de 200 ml
- Tirez parti d'une application lisse et homogène du mastic, selon l'aspect proposé par l'OEM
- Gagnez du temps et effectuez plus efficacement des tâches de réparation impliquant de grands volumes grâce à notre pistolet pneumatique

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100249137	09930	Pistolet pneumatique pour cartouches en deux parties 3M™, 200 ml, 09930	1	Pièce	1	1

## Pistolet pneumatique sans nettoyage 3M™

Le pistolet pneumatique sans nettoyage 3M™ permet de travailler rapidement, facilement et de manière propre. Utilisez-le avec nos sachets de mastic pulvérisable 2K (jetables). Cet outil en aluminium robuste distribue le produit rapidement et aisément. Il vous suffit de jeter le sachet et la buse ; le pistolet peut à nouveau être utilisé.



- Travaillez plus efficacement grâce à un pistolet qui ne nécessite aucun nettoyage lorsqu'il est utilisé correctement
- Utilisez-le avec les sachets de mastic pulvérisable 2K 3M
- Distribuez un produit rapidement et facilement

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000041353	Q08801	Pistolet pneumatique sans nettoyage 3M™, 08801	1	Pièce	1	1

# Colles et mastics d'étanchéité

## Pistolets pneumatiques pour cartouche 3M™

Le pistolet pneumatique pour cartouche 3M™ est un pistolet léger prévu pour accueillir des cartouches de mastic.

- Corps en aluminium léger
- Permet une manipulation facile des cartouches de mastic
- Filetage externe de 6,35 mm pour le connecteur de prise d'air



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000041351	Q08012	Pistolets pneumatiques pour cartouche 3M™, 08012	1	Pièce	1	1

## Pistolets pneumatiques pour sachet 3M™

Les pistolets pneumatiques pour sachet 3M™ sont des pistolets pneumatiques équilibrés et légers, conçus pour l'extrusion de sachets pliables en aluminium de différentes tailles.

- Corps en aluminium léger
- Permet une manipulation facile de sachets de mastic de différentes tailles
- Permet une application rapide et précise du produit



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000110546	Q08006	Pistolets pneumatiques pour sachet 3M™, 8006	1	Pièce	1	1
7000110541	Q08007	Pistolets pneumatiques pour sachet 3M™, 08007	1	Pièce	1	1

## Pistolet du pack flexible 3M™

Pistolet à utiliser pour l'application de polyuréthanes pour pare-brise 3M™, de mastics d'étanchéité polyuréthane et de mastics MSP (Modified Silane Products, produits modifiés silane) proposés dans des emballages en aluminium flexibles de 310 ml ou moins.

- Applicateur entièrement métallique fourni, à composant unique avec entraînement par une tige et par friction
- Distribue des produits à un seul composant proposés dans des emballages flexibles de 310 ml ou moins
- Facilité d'utilisation




Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000041375	Q08991	Pistolet du pack flexible 3M™, 08991	1	Pièce	1	1

# Colles et mastics d'étanchéité

## Rubans d'étanchéité

### Bande adhésive pour vitrage automobile à fixation directe 3M™

La bande adhésive pour vitrage automobile à fixation directe 3M™ est une bande de mastic présentant une adhésion élevée et qui ne durcit pas. Elle est utilisée pour l'installation de pare-brise dotés de vitrages à fixation directe (sans joint).



- Assurez la fixation instantanée des pare-brise sans joint
- Excellente adhérence
- Étanche

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000079950	Q08610	Bande adhésive pour vitrage automobile à fixation directe 3M™, 6 mm x 4,5 m, 08610	3	Trousse	1	3
7000079951	Q08611	Bande adhésive pour vitrage automobile à fixation directe 3M™, 8 mm x 4,5 m, 08611	3	Trousse	1	3
7000033758	Q08612	Bande adhésive pour vitrage automobile à fixation directe 3M™, 10 mm x 4,5 m, 08612	3	Trousse	1	3

### Calfeutrement de carrosserie 3M™

Le calfeutrement de carrosserie 3M™ est un mastic d'étanchéité préformé/rouleau de « bande ».



- Bonne adhérence
- Non permanent
- Imperméable

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000033757	Q08568	Calfeutrement de carrosserie 3M™, Gris, 6 mm x 3 m, 08568	12	Paquet	1	12
7000146238	Q08568	Calfeutrement de carrosserie 3M™, Gris, 6 mm x 3 m, 08568	720	Pièce	60	720

### Calicot autocollant 3M™

Le mastic colle 3M™ est un ruban en fibre de verre permettant de renforcer une réparation effectuée à l'aide de matériaux de réparation liquide 2K, par exemple des matériaux de réparation pour plastiques.




- Ruban simple à appliquer
- Auto-adhésif
- Renforce les zones à réparer

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000110548	Q03020	Calicot autocollant 3M™, 50 mm x 25 m, 03020	6	Rouleau	1	6

# Colles et mastics d'étanchéité

## Rubans en mousse

Ruban adhésif double-face permanent 3M™ Acrylic Plus PT1100



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100057970	80318	80318 3M™ Pressure Sensitive Acrylic Plus Tape PT1100, Black, 1.1mm, 6mm x 20m	24	Rouleau	2	24

## Adhésifs et patches pour réparations

### Primaire d'adhésion polyoléfine 3M™

Utilisez le primaire d'adhésion polyoléfine 3M™ pour assurer une adhérence solide entre les pièces souples, matériaux de réparation des plastiques et colles super-rapides pour plastiques 3M. Appliquez ce produit après le meulage ; laissez-le sécher, puis appliquez l'adhésif.



- Utilisez un primaire d'adhésion hautes performances, conçu pour les adhésifs 3M
- Préparez la surface d'un plastique souple ou semi-rigide avant d'appliquer des produits de réparation de plastiques 3M
- Laissez sécher pendant dix minutes avant d'appliquer un adhésif

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100255707	05917TF	Primaire d'adhésion polyoléfine 3M™, 200 ml, 05917TF	12	Bidon	1	12

### Film pour colle 3M™

Le film pour colle en plastique 3M™ permet de reconstruire les pattes en plastique cassées et les languettes. Les adhésifs ne collent pas à ce film, par ailleurs facile à retirer et doté d'une surface de décollement conviviale, pour le moulage ou le façonnage d'adhésifs bicomposant.



- Film spécialement hautes performances fourni sous la forme de rouleaux
- Bénéficiez d'une surface de décollement simple à utiliser, pour le moulage ou le façonnage des adhésifs bicomposant
- Retrait facile, car les adhésifs ne collent pas au film

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000033784	Q04903	Film pour colle 3M™, 127 mm x 3,6 m, 04903	6	Rouleau	1	6

# Colles et mastics d'étanchéité

## Focus

### Patch en plastique souple 3M™

Le patch en plastique souple 3M™ permet de réparer le pare-chocs d'une voiture. Lors de la réparation d'un plastique sur ses deux côtés, ce patch renforce la partie intérieure de ce plastique, lorsqu'il a été endommagé de part en part. Aucun ponçage préalable n'est requis avant application ou pour améliorer l'adhérence ; vous n'avez pas besoin d'attendre le durcissement du patch pour entamer une réparation.



- Renforce la face arrière d'un pare-chocs devant être réparée
- Vous n'avez pas besoin d'attendre que ce patch durcisse pour réparer la face avant
- À utiliser sur des plastiques devant être renforcés

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000080200	05888	Patch en plastique souple 3M™, kit, 101 mm x 203 mm, 05888	18	Pièce	3	18
7000080202	1159878	Patch en plastique souple 3M™, kit, 101 mm x 203 mm, 05888	6	Pièce	1	6
7000080201	Q05888	Patch en plastique souple 3M™, kit, 101 mm x 203 mm, 05888	6	Pièce	1	6
7000080198	05888	Patch en plastique souple 3M™, kit, 101 mm x 203 mm, 05888	18	Pièce	3	18
7000080199	05888	Patch en plastique souple 3M™, kit, 101 mm x 203 mm, 05888	6	Pièce	1	6
7000080124	1147303	Patch en plastique souple 3M™, primaire d'adhésion, 06396	100	Pièce	1	100
7000080128	1147311	Patch en plastique souple 3M™, primaire d'adhésion, 06396	100	Pièce	1	100
7000080126	Q06396	Patch en plastique souple 3M™, primaire d'adhésion, 06396	100	Pièce	1	100
7000080127	1147310	Patch en plastique souple 3M™, primaire d'adhésion, 06396	100	Pièce	1	100

### Film de renfort de réparation de plastiques 3M™

Le film de renfort de réparation de plastiques 3M™ est une bâche en plastique maillée utilisée avec les adhésifs de réparation des plastiques, afin de renforcer la zone à réparer.



- Bâche maillée blanche solide
- Permet un renfort supplémentaire de la face arrière d'une réparation de plastique
- À utiliser avec un adhésif structurel de réparation des plastiques

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000080056	04904	Film de renfort de réparation de plastiques 3M™, 04904	6	Rouleau	1	6

## Focus

### Adhésif de réparation super rapide 3M™

L'adhésif de réparation super rapide 3M™ permet de réparer les pièces en plastique endommagées d'un véhicule. Reconstituez, façonnez et collez tous les types de plastique. Notre adhésif se fixe très rapidement. Vous n'avez donc pas besoin d'utiliser un accélérateur distinct.



- Reconstituez, façonnez et collez tous les types de plastique grâce à un produit qui ne coule pas et ne s'affaisse pas
- Permet de réparer les pièces en plastique endommagées d'un véhicule
- Présente d'excellentes capacités de colmatage des écarts étendus

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100222742	Q04748N	Adhésif de réparation super rapide 3M™, Noire, 48,5 ml, 04748	12	Pièce	1	12
7100222836	55045	Adhésif de réparation super rapide 3M™, Transparente, 48,5 ml, 55045	12	Pièce	1	12

# Colles et mastics d'étanchéité

## Mastic colle facile à poncer 3M™ EZ

Le mastic colle facile à poncer EZ 3M™ est un époxy à deux composants utilisé pour la réparation des pièces en plastique souple, notamment les couvercles de pare-chocs et autres composants de carrosserie en plastique.

- Peut être utilisé pour réparer la plupart des pièces en plastique présentes dans les véhicules actuels
- Répare la plupart des pièces en plastique souple, notamment les couvercles de pare-chocs et autres composants de carrosserie en plastique
- Peut également être utilisé en tant que mastic d'étanchéité sur un primaire 2K



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000080125	05887	Mastic colle facile à poncer 3M™ EZ, 200 ml, 05887	6	Pièce	1	6
7000080123	Q05887	Mastic colle facile à poncer 3M™ EZ, 200 ml, 05887	6	Pièce	1	6

### Focus

## Mastic colle 3M™

Ce mastic 3M™ permet de réparer la plupart des pièces automobiles en plastique. Il durcit rapidement, mais reste souple et facile à poncer. Simple d'utilisation, il résiste à l'affaissement et est particulièrement adapté pour le ponçage en biseau.

- À appliquer lors de réparations du plastique sur les faces avant et arrière
- Permet un excellent ponçage en biseau
- Excellente résistance aux éclats



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000079939	Q05900	Mastic colle 3M™, 2 x 150 ml, 05900	6	Trousse	1	6
7000079937	Q05900	Mastic colle 3M™, 2 x 150 ml, 05900	6	Trousse	1	6
7000033805	05900	Mastic colle 3M™, 2 x 150 ml, 05900	6	Trousse	1	6
7000079938	05900	Mastic colle 3M™, 2 x 150 ml, 05900	6	Trousse	1	6
7100224386	Q05901	Mastic colle 3M™, 48,5ml, 05901	12	Pièce	1	12

# Colles et mastics d'étanchéité

## Buses et accessoires

### Buse de mélange statique 3M™

La buse de mélange statique 3M™ est une buse de mélange en cascade pour une application facile de la colle directement sur la surface. Notre buse de mélange statique est conçue pour une utilisation avec des cartouches 3M et des applicateurs manuels ou pneumatiques.

- Une buse de mélange statique haute performance à utiliser avec des applicateurs manuels et pneumatiques
- La buse de qualité supérieure permet de mélanger différents mastics, mousses et colles bi-composant 3M dans des proportions idéales.
- Buses et tubes jetables pour un nettoyage facile, sans outils de mélange et d'agitation à nettoyer



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000033776	Q08193	Buse de mélange statique 3M™, pour cartouches de 200 ml, 08193	36	Pièce	6	36

### Buses pour mastic colle 3M™

Les buses pour mastic colle 3M™ sont des buses à pointe fine qui s'insèrent dans les doubles cartouches 1:1 de mastic colle de 48.5 ml ou 50 ml. Simples et rapides à remplacer, elles font office de buses de rechange.

- Buse de mélange transparente à pointe fine
- Pour doubles cartouches de 48.5 ml ou 50 ml
- Conçue pour des cartouches de 48.5 ml de mastic colle 3M™ et 50 ml de colle structurale 3M™



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100224406	Q08198	Buses pour mastic colle 3M™, adaptées aux produits 05901 et 08122, 08198	60	Pièce	12	60

### Buses pour cartouches de 48,5 ml 3M™

Utilisez les buses pour cartouches de 48.5 ml 3M™ pour garantir un produit correctement mélangé, prêt à l'utilisation après égalisation. Nos buses de mélange transparentes sont conçues pour optimiser le mélange des matériaux bicomposants.

- Garantit un produit correctement mélangé, prêt à l'utilisation après égalisation
- Cette buse est transparente, ce qui permet de contrôler aisément la progression du processus
- Conçue pour les cartouches de 48.5 ml d'adhésif super-rapide 3M™ et de colle rapide 3M™



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100224407	Q04908	Buses pour cartouches de 48,5 ml 3M™, adaptées aux produits 04748, 55045 et 34240, 04908	50	Pièce	1	50

# Colles et mastics d'étanchéité

## Mastics pour collage pare-brise

### Adhésif pour pare-brise automobile en polyuréthane 3M™

Fixez les pare-brise et vitres avant et arrière grâce à l'adhésif pour pare-brise automobile en polyuréthane 3M™. Notre gamme d'adhésifs pour pare-brise en polyuréthane, qui comprend des produits en polyuréthane monocomposant, est conçue pour durcir rapidement et accélérer la remise en service.



- Adhésif en polyuréthane monocomposant durcissable à l'humidité, de viscosité moyenne
- Conçu pour assurer la fixation des pare-brise et la mise en place des vitrages fixes
- Bénéficiez d'une remise en service rapide

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000077196	Q08603	Adhésif pour pare-brise automobile en polyuréthane 3M™, 310 ml, cartouche, 08603	12	Pièce	1	12
7000077198	Q08613	Adhésif pour pare-brise automobile en polyuréthane 3M™, 310 ml, cartouche, 08613	12	Pièce	1	12
7000077203	Q08616	Adhésif pour pare-brise automobile en polyuréthane 3M™, 415 ml, sachet, 08616	12	Pièce	1	12
7000077206	Q08629	Adhésif pour pare-brise automobile en polyuréthane 3M™, 415 ml, sachet, 08629	12	Pièce	1	12
7000033207	50318	Adhésif pour pare-brise automobile en polyuréthane 3M™, kit (comprend 310 ml de colle 08613, applicateur 08605, 30 ml de primaire 58012), 50318	12	Pièce	1	12
7000074856	50319	Adhésif pour pare-brise automobile en polyuréthane 3M™, kit (comprend 415 ml de colle 08629, applicateur 08605, 30 ml de primaire 58012), 50319	12	Pièce	1	12

### Mastic d'étanchéité pour pare-brise 3M™

Le mastic d'étanchéité pour pare-brise 3M™ sert à assurer l'étanchéité entre les joints en caoutchouc du pare-brise, le verre et la carrosserie lorsque vous installez un pare-brise à joints en caoutchouc.



- Excellente résistance à l'eau et aux intempéries
- Reste toujours souple
- Simple à nettoyer

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000033753	Q08509	Mastic d'étanchéité pour pare-brise 3M™, Noir, 310 ml, 08509	12	Pièce	1	12
7000079942	Q08509	Mastic d'étanchéité pour pare-brise 3M™, Noir, 310 ml, 08509	12	Pièce	1	12

# Colles et mastics d'étanchéité

## Colle uréthane ultra-rapide 3M™ Windo-Weld™

La colle uréthane ultra-rapide 3M™ Windo-Weld™ adhère en toute sécurité sur les vitres de rechange des voitures, y compris les pare-brise, les phares arrière et les vitres latérales.

- La colle spécialisée adhère solidement les pare-brise de rechange sur la carrosserie
- Colle uréthane monocomposant sans mélange
- La formule à durcissement rapide offre un temps ouvert de 10 à 20 minutes



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000028403	Q08609	Colle uréthane ultra-rapide 3M™ Windo-Weld™, 312, Noir, 30 ml, cartouche, 08609	12	Pièce	1	12

## Primaire 1 étape à faible teneur en COV pour adhésif pour pare-brise 3M™

Le primaire à faible teneur en COV 3M™ est un primaire 1 étape utilisé pour assurer une adhérence optimale entre les mastics pour pare-brise en polyuréthane et les pare-brise.

- Noir
- Application simple grâce à l'applicateur de primaire 3M.
- Durcissement rapide



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100154591	58012	Primaire 1 étape à faible teneur en COV pour adhésif pour pare-brise 3M™, 30 ml, 58012	6	Bouteille	1	6

## Activateur 3M™

L'activateur 3M™ favorise l'adhérence des mastics d'étanchéité pour pare-brise en polyuréthane.

- Application simple grâce à l'applicateur de primaire 3M.
- Transparent
- Conçu pour les processus de collage du verre



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100119074	50661	Activateur 3M™, 30 ml, 50661	6	Bouteille	1	6



# Mastics et revêtements

3M propose une large gamme de colles, mastics et revêtements, qui garantissent la qualité et la fiabilité de vos réparations, pour toutes les applications de la réparation automobile telles que la réparation des plastiques, le collage de panneaux et structural, la protection contre la corrosion et les gravillons, le collage de pare-brises, etc. Nous proposons également une large gamme de mastics polyuréthane, pour recréer les joints d'origine du constructeur, et des mastics polyester, de finition, acryliques, etc., pour réaliser des réparations lisses, permanentes et absolument uniformes sur un grand nombre de substrats.

# Mastics et revêtements

## Mastics

### Mastic de finition universel pour système de mélange dynamique 3M™

Mastic de finition universel de poids moyen, lisse et facile à poncer, qui est appliqué grâce au Système de Mélange Dynamique unique de 3M™ et peut être utilisé pour différentes applications, à différentes températures.

- Excellente adhérence à l'acier, l'acier galvanisé ou l'aluminium
- Mastic de poids moyen, facile à poncer
- Excellentes propriétés de bouchage



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100050738	51002	Mastic de finition universel pour système de mélange dynamique 3M™, 276 ml, 51002	6	Pièce	1	6

### Mastic universel pour application intensive pour système de mélange dynamique 3M™

Mastic de finition universel pour application intensive, qui est appliqué grâce au Système de Mélange Dynamique unique de 3M et peut être utilisé pour différentes applications, à différentes températures. Il est particulièrement adapté pour le bouchage des enfoncements profonds et fonctionne efficacement à des températures élevées.

- Excellente adhérence à l'acier, l'acier galvanisé ou l'aluminium
- Mastic de poids moyen, mais facile à répartir et à poncer
- Excellentes propriétés de bouchage



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100050739	51003	Mastic universel pour application intensive pour système de mélange dynamique 3M™, 276 ml, 51003	6	Pièce	1	6

### Mastic universel léger pour système de mélange dynamique 3M™

Le mastic universel léger pour Système de Mélange Dynamique 3M™ est un mastic de finition léger très lisse, fourni sous la forme d'une cartouche et d'un durcisseur prêts à être utilisés avec le Système de Mélange Dynamique 3M™.

- Substance crémeuse très lisse
- Durcit rapidement et fonctionne très bien à basse température
- Léger et très facile à poncer



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100055256	51004	Mastic universel léger pour système de mélange dynamique 3M™, 276 ml, 51004	6	Pièce	1	6

# Mastics et revêtements

## Mastic universel léger pour système de mélange dynamique 3M™ - Long



Le mastic universel fin pour Système de Mélange Dynamique 3M™ est un mastic léger, très lisse, fourni sous la forme d'une cartouche composée d'un mastic et d'un durcisseur prêts à être utilisés avec le pistolet pour Système de Mélange Dynamique (DMS) 3M™. Ce mastic offre un temps ouvert plus long, par conséquent, il est idéal pour des températures élevées ou pour travailler sur de plus grandes zones.

- Substance crémeuse très lisse
- Léger et très facile à poncer
- Temps ouvert plus long - idéal pour des températures élevées ou de plus grandes zones de travail

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100095688	51005	Mastic universel léger pour système de mélange dynamique 3M™ - Long, 276 ml, 51005	6	Pièce	1	6

## Mastic de finition universel 3M™

Lisse et présentant un poids moyen, le mastic de finition universel 3M™ peut être utilisé pour différentes applications, à différentes températures. Il est facile à appliquer et à répartir. Il durcit rapidement et son ponçage est aisé.



- Efficace lorsqu'il est utilisé avec toutes les peintures les plus courantes
- Répartition simple
- Mastic de poids moyen, très facile à poncer

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000062766	51076	Mastic de finition universel 3M™, 1 L, 51076	6	Bidon	1	6
7000062771	51079	Mastic de finition universel 3M™, 1,65 L, 51079	6	Pièce	1	6
7000062762	51073	Mastic de finition universel 3M™, 3 L, 51073	4	Bidon	1	4

## Mastic universel pour application intensive 3M™

Le mastic universel pour application intensive 3M™ permet de combler les enfoncements profonds. Ce mastic de finition universel pour application intensive est lisse et lourd. Il peut être utilisé avec toutes les peintures les plus courantes, pour différentes applications, à différentes températures.



- Bénéficiez d'un mastic très facile à poncer
- Particulièrement efficace lorsqu'il est utilisé avec toutes les peintures les plus courantes
- Répartition simple

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000062764	51075	Mastic universel pour application intensive 3M™, 1 L, 51075	6	Bidon	1	6

# Mastics et revêtements

## Durcisseur pour mastic de finition 3M™

Le durcisseur pour mastic de finition 3M™ est un durcisseur au peroxyde qui peut être utilisé avec la majorité des mastics 3M.

- Durcisseur au peroxyde
- Rapport classique de mélange avec le mastic de 2 à 3 % selon le poids
- Disponible sous la forme de tubes ou de cartouches selon le type de mastic



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000062768	51077	Durcisseur pour mastic de finition 3M™, 40 g, 51077	24	Pièce	1	24
7000062772	51080	Durcisseur pour mastic de finition 3M™, 55 g, 51080	12	Pièce	1	12
7000062763	51074	Durcisseur pour mastic de finition 3M™, 100 g, 51074	12	Pièce	1	12

### Focus

## Mastic pour métal époxy 3M™ FC

Le mastic pour métal époxy 3M™ FC est un mastic de durcissement rapide pour tous les substrats métalliques (acier, aluminium, etc.) pour combler les enfoncements, reconstituer et modeler les structures de la surface et assurer une protection contre la corrosion des joints soudés.

- Alternative sans plomb à la soudure à l'étain
- Idéal pour modeler/former les zones difficiles d'accès
- Excellente protection contre la corrosion



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100276634	37455	Mastic pour métal époxy 3M™ FC, 180 ml, 37455	6	Pièce	1	6

## Mastic 3M™ Premium

Le vernis Premium 3M™ peut gommer les petites imperfections de surface ou rayures, mais également limiter le recours à un primaire. Notre vernis de finition adhère très bien à la plupart des substrats. Il est idéal pour le secteur de la réparation automobile.

- Répartition simple
- Durcissement rapide
- Comble les petits orifices et les rayures



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100023685	51212	Mastic 3M™ Premium, 910ml, 51212	8	Bouteille	1	8

### SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE

• Masque de protection contre les particules confort P2



• Protection auditive



• Lunettes protectrices de confort



• Vêtements de travail réutilisables



• Gants de sécurité



1 Préparation de la zone endommagée



- ▶ Effectuez le ponçage initial à l'aide d'un bloc manuel afin de repérer les points hauts et bas sur la zone de réparation
  - ▶ Marquez les points les plus profonds de la zone endommagée afin de placer les points de soudure
- Conseil : Ne retirez pas entièrement la peinture de la zone endommagée : cela facilitera le processus de traction des bosselures et évitera la création d'orifices dans le substrat



Cale multitrans Purple 3M™ Hookit™ 70 x 396 mm



Cale multitrans Purple 3M™ Hookit™ 70 x 396 mm

2 Préparation



- ▶ Retirez la peinture/le revêtement sur les points bas de la zone de réparation pour la préparer à la traction des bosselures



Disque Roloc™ 3M™ Scotch-Brite™



Meuleuse à renvoi d'angle pour réparation de carrosserie 3M™

3 Application sur la surface



- ▶ Procédez au soudage par points sur la zone de réparation en utilisant la méthode et/ou l'équipement recommandé(e) de votre choix
- Remarque : Assurez-vous toujours que l'équipement est correctement calibré selon le matériau à réparer

4 Débosselage par traction



- ▶ Tirez sur les bosselures à l'aide de la méthode et de l'équipement de traction préconisés
- Conseil : Pour éviter les imperfections de surface ou la création de petits orifices dans le substrat, cherchez à répartir la charge sur la zone de réparation

5 Élimination des points



- ▶ Éliminez les points en faisant pivoter manuellement le point de soudure
- Remarque : Cette méthode moderne permet d'éviter la création de trous dans le substrat ainsi que l'aminçissement de ce dernier grâce à une étape de ponçage dégrossissant à effectuer lors du retrait

6 Ponçage de la zone de travail



- ▶ Poncez de la zone de travail jusqu'au métal nu
  - ▶ Utilisez d'abord le mouvement ROTEX pour une forte abrasion
  - ▶ Pour l'étape de ponçage de précision, passez au mouvement orbital ROTEX, sans changer le disque de ponçage ou le grain !
- Remarque : Pour les substrats en aluminium, utilisez toujours un outil de ponçage pneumatique tel que le Festool Automotive Systems LEX 3 150/7 et suivez les instructions fournies par la directive ATEX 94/9/EG pour les zones 22



3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 125mm



Festool RO 125



3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 150mm



Festool LEX 3 150/7

7 Nettoyage de la surface



- ▶ Dégraissez la surface



Nettoyant universel 3M™



Chiffons de nettoyage professionnels 3M™

8 Application



- ▶ Appliquez suffisamment de mastic pour métal époxy FC 3M™ pour boucher les bosselures
  - ▶ Paramètres recommandés pour les applicateurs : pneumatique avec une pression d'entrée max de 5,5 bar / batterie de 3kN, vitesse max de 180 mm/min
- Remarque : Avant la première application, vous devez égaliser la nouvelle cartouche pour assurer un mélange complet du produit. Après la première utilisation, il n'est pas nécessaire d'égaliser une nouvelle fois



Mastic pour métal époxy FC 3M™



Buse de mélange statique 3M™



Spatule en plastique 3M™



Pistolet manuel surpuissant 3M™

9 Séchage



- ▶ Le durcissement du mastic pour métal époxy FC 3M™ peut être accéléré grâce à un séchage par infrarouge effectué après la période de gélification initiale. Attendez 10 minutes, puis pratiquez un séchage par infrarouge pendant 10-20 minutes en assurant une température de panneau de 70 °C
- ▶ Séchage à l'air : ponçable au bout d'environ 4 h à une température ambiante de 22 °C
- ▶ Conseils d'utilisation : réchauffer le matériau et la surface à environ 30 °C avant l'application du matériau permet d'accélérer le durcissement, en particulier à des températures ambiantes froides

10 Ponçage de la zone du mastic



- ▶ 3M™ Cubitron™ II 80+ - 120+
  - ▶ Pour retirer les revêtements plus rapidement, utilisez le mouvement ROTEX
  - ▶ Pour affiner les rayures de ponçage précédentes, passez au mouvement orbital ROTEX, tout en conservant le disque abrasif précédent sur la ponceuse
- Conseil : Si nécessaire, l'étape de préponçage peut également être effectuée à l'aide de limes traditionnelles



3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 125mm



Festool RO 125



3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 150mm



Festool LEX 3 150/7

11 Nettoyage de la surface



- ▶ Dégraissez soigneusement la surface



Nettoyant universel 3M™



Chiffons de nettoyage professionnels 3M™

Facultatif - application de la deuxième couche



- ▶ Si nécessaire, appliquez une couche supplémentaire de mastic pour métal époxy FC 3M™, puis répétez les étapes de séchage et de ponçage en suivant les instructions précédentes
- ▶ L'épaisseur finale maximale ne doit pas dépasser 4-6 mm, tandis que l'épaisseur maximale de la couche appliquée ne doit pas dépasser 2-3 mm
- ▶ Pour les étapes suivantes, veuillez suivre les recommandations du constructeur automobile et du fabricant de peinture



Mastic pour métal époxy FC 3M™



Buse de mélange statique 3M™



Spatule en plastique 3M™



Pistolet manuel surpuissant 3M™

# Mastics et revêtements

## Mastic acrylique 3M™

Le mastic acrylique 3M™, destiné à la réparation des carrosseries automobiles, est conçu pour être simple à poncer et pour sécher rapidement. Il permet de combler les petits orifices et les rayures.



- Séchage rapide
- Ponçage facilité
- Permet de combler les petits orifices et les rayures

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000045481	Q05098	Mastic acrylique 3M™, Rouge, 410 g, 05098	12	Pièce	1	12
7000028276	Q05096	Mastic acrylique 3M™, Vert, 410 g, 05096	12	Pièce	1	12

## Mastics en mousse

### Mousse souple 3M™

Polyuréthane bicomposant qui mousse à l'emplacement d'application. Il est conçu pour remplacer les mousses souples utilisées par les OEM dans les applications de type coffres, cavités de porte, garnitures de porte, poutres de toiture, etc.



- Mousse souple à cellules fermées en polyuréthane bicomposant présentant des performances élevées
- Mousse conçue pour remplacer les mousses souples utilisées par les OEM dans les applications anti-vibration de type renforts de porte, arceaux de toit, sanglage, etc.
- Application en 40 secondes

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100045768	08463	Mousse souple 3M™, 200 ml cartouche, 08463	6	Pièce	1	6
7100241758	08563	Mousse souple 3M™, 200 ml cartouche, 08463	6	Pièce	1	6

# Mastics et revêtements

## Revêtements anti-corrosion

### Mastic pulvérisable bicomposant 3M™

La surface peut être peinte 30 minutes après l'application du mastic pulvérisable bicomposant 3M™. Vous pouvez chauffer ce mastic simple, propre et rapide à appliquer pour accélérer le processus de durcissement. Il ne se rétracte pas.

- Vous pouvez appliquer une peinture 30 minutes après l'application du mastic
- Pour obtenir un effet d'ondulation, modifiez l'angle de pulvérisation
- À utiliser avec le pistolet PN08801



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000080108	Q08800	Mastic pulvérisable bicomposant 3M™, 250 ml, 08800	6	Pièce	1	6
7000080130	Q08800	Mastic pulvérisable bicomposant 3M™, 250 ml, 08800	6	Pièce	1	6

### Revêtement de soudure 3M™ II

Grâce au revêtement de soudure II 3M™, vous réduisez le nombre de retours coûteux et optimisez l'efficacité des employés de votre atelier. Ce revêtement convivial, proposé sous la forme d'un aérosol, protège les surfaces métalliques soudées contre la corrosion. Il empêche la dégradation de ces surfaces tout en résistant aux projections de soudure. Il sèche en 5 minutes seulement, ce qui se traduit par un gain de productivité.

- Protégez les pièces et panneaux en métal nu contre la corrosion après une opération de soudure
- Tirez parti d'un produit qui sèche rapidement avant le soudage MIG, pour une plus grande efficacité
- Application conviviale, sous forme d'aérosol



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100143689	50410	3M™ Revêtement soudure à base de zinc, 377 ml, 361 g, 50410	6	Bidon	1	6

# Mastics et revêtements

## Primaires

### Revêtement insonorisant 3M™

Le revêtement insonorisant 3M™ est un revêtement épais applicable au pinceau, utilisé pour réduire le bruit dans une voiture.

- Revêtement pour application intensive
- Application au pinceau aisée
- Noir



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100232783	08803	Revêtement insonorisant 3M™, Noir, 1 kg, 08803	6	Pièce	1	6

## Isolation

### Tampon insonorisant 3M™

Reproduisez les qualités d'insonorisation de l'OEM grâce au tampon insonorisant 3M™. Ce tampon supprime les bruits liés à la route, les vibrations du système audio, les grincements et d'autres sons perturbants. Ce tampon auto-adhésif est facile à découper à la bonne taille et à appliquer.

- Ce tampon confortable atténue le bruit dans les coffres, les panneaux de porte, les capots, les panneaux de sol, etc.
- Ce matériau auto-adhésif est facile à installer et ne nécessite aucun outil spécial
- Ce tampon d'insonorisation universel supprime les bruits liés à la route, les vibrations du système audio et les grincements



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000043146	Q08840	Tampon insonorisant 3M™, Noir, 500 mm x 500mm, 08840	10	Pièce	1	10

# Mastics et revêtements

## Revêtements

### Kit d'apporteur de cire pour corps creux 3M™ Cavity Wax Plus

Le kit d'apporteur pour cire corps creux Cavity Wax Plus 3M™ permet aux techniciens automobiles d'appliquer la cire pour corps creux 3M™ Cavity Wax Plus (vendue séparément) dans les zones difficiles d'accès. Le kit comprend trois tubes de différentes longueurs, qui aident les carrossiers à appliquer le revêtement de protection dans les zones difficiles d'accès. L'utilisation d'une cire pour corps creux est recommandée lors de la réparation des véhicules.



- Le kit permet aux techniciens automobiles d'appliquer la cire pour corps creux dans les zones difficiles d'accès
- Il est fourni avec trois longueurs de tubes pour une application flexible
- Il est fourni avec trois longueurs de tubes pour une application flexible (20 cm, 61 cm, 86 cm)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100088894	Q08851WK	Kit d'apporteur de cire pour corps creux 3M™ Cavity Wax Plus, 8851WK	12	Trousse	1	12

### Cire pour corps creux 3M™ Cavity Wax Plus

La cire pour corps creux 3M™ Cavity Wax Plus est un revêtement de protection contre la corrosion non durcissant pour aluminium nu ou apprêté, tôles de carrosserie internes en acier et composants structurels. Le produit est conçu pour couvrir et rendre étanches les joints intérieurs, les points de soudure et les cataphorèses abîmées, sujets à la corrosion. Appliquée correctement avec le kit 3M™ Cavity Wax Plus, elle reste souple, sans s'écailler, ni craquer ou se décoller.



- Protection contre la corrosion pour les panneaux internes, les longerons de cadre de châssis et les châssis structurels
- Formulée pour les métaux automobiles nus ou apprêtés, tels que l'acier et l'aluminium
- La pulvérisation du matériau assure une protection uniforme

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100260106	08852	Cire pour corps creux 3M™ Cavity Wax Plus, 500 ml, 08852	6	Bidon	1	6

# Mastics et revêtements

## Cire pour corps creux 3M™

La cire pour corps creux 3M™ assure une protection durable contre la rouille.

Cette cire 3M™ de couleur orange s'insère dans les orifices et le long des joints soudés, afin d'offrir une protection efficace contre la rouille. Vous pouvez l'appliquer avec un aérosol ou un pistolet.

La cire pour corps creux 3M™ transparente est de consistance lourde. On l'utilise généralement pour les différentes zones du compartiment moteur, ou pour protéger les pièces en métal nu accessibles (elle est utilisée dans les zones pour lesquelles aucune action capillaire n'est requise).



- Facilité d'utilisation
- Rapide à appliquer
- Protection antirouille interne très pratique

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100232713	Q08911	Cire pour corps creux 3M™, 1L, 08911	12	Bouteille	1	12
7100232708	Q08901	Cire pour corps creux 3M™, 500 ml, 08901	12	Bidon	1	12
7100232702	Q08909	Cire pour corps creux 3M™, 500 ml, 08909	12	Bidon	1	12

## Revêtement antigravillons fini lisse 3M™


Le revêtement antigravillons fini lisse 3M™ est disponible sous la forme d'un aérosol, avec une finition mate.

- Excellente résistance aux gravillons
- Séchage rapide
- Le revêtement offre une surface qui ne poisse pas en 10 à 15 minutes



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100138723	Q08159	Revêtement antigravillons fini lisse 3M™, Gris, 500ml, 08159	6	Bidon	1	6
7100138681	Q08158	Revêtement antigravillons fini lisse 3M™, Noir, 500 ml, 08158	6	Bidon	1	6

# Exemple d'utilisation de 3M™ Cavity Wax Plus dans une berline typique



Sans traitement de protection anticorrosion



Cire pour corps creux 3M™ Cavity Wax Plus 08852 (3 couches)

Testé pour une protection anticorrosion à long terme.

Résultats de test réel après 1500 heures d'exposition à un brouillard salé (ASTM B117-97\*).

\*ASTM.org/cgi-bin/resolver.cgi?B117-97

# Mastics et revêtements

## Revêtement antigravillons fini texturé 3M™

Reproduisez la finition antigravillons adoptée par les constructeurs automobiles grâce au revêtement antigravillons fini texturé 3M™. Notre revêtement en caoutchouc offre une excellente résistance aux gravillons. Il est disponible en noir, en blanc et en gris. Pour obtenir une texture moyenne à épaisse, il vous suffit de changer de méthode d'application.



- Excellente résistance aux gravillons
- Application de peinture possible au bout de 30 minutes
- Le revêtement offre une surface qui ne poisse pas en 10 à 15 minutes

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100136342	Q08888	Revêtement antigravillons fini texturé 3M™, 500 ml, 08888	12	Bidon	1	12
7100241036	Q08875	Revêtement antigravillons fini texturé 3M™, Blanc, 1 kg, 08875	9	Bidon	1	9
7100241051	08874	Revêtement antigravillons fini texturé 3M™, Gris, 1 kg, 08874	9	Bidon	1	9
7100239806	08873	Revêtement antigravillons fini texturé 3M™, Noir, 1 kg, 08873	9	Bidon	1	9

## Revêtement de protection de carrosserie 3M™

Protégez le carénage de votre véhicule contre la rouille et le bruit de la route grâce au revêtement de protection de carrosserie 3M™. Il s'agit d'un revêtement épais très efficace, à base d'asphalte, qui présente des propriétés d'atténuation du bruit et de protection antirouille et nécessite un seul passage.



- Reste souple lorsqu'il est sec
- Excellente couverture en un seul passage
- Sec au toucher en une heure

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100235847	Q08861	Revêtement de protection de carrosserie 3M™, Noir, 1 L, 08861	12	Bidon	1	12
7100241035	8872	Revêtement de protection de carrosserie 3M™, Noir, 2 kg, 08872	4	Bidon	1	4

## Aérosol de protection en spray 3M™

L'aérosol de protection en spray 3M™ permet de réparer rapidement les passages de roue et les revêtements carénage. Notre aérosol en spray sèche rapidement et offre une protection à base de caoutchouc, pour une plus grande souplesse et une meilleure résistance.



- Permet de réparer rapidement les passages de roue et les revêtements carénage
- Bénéficiez d'un revêtement à séchage rapide, qui offre une protection à base de caoutchouc
- Pour une plus grande souplesse et une meilleure résistance

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100142595	Q08877	Aérosol de protection en spray 3M™, Noir, 500 ml, 08877	12	Bidon	1	12

# Mastics et revêtements

## Revêtement à base d'eau 3M™

Le revêtement à base d'eau 3M™ est un revêtement antigraillons conçu pour protéger les surfaces de la corrosion et permettre une insonorisation efficace.

- Séchage rapide (30 minutes maximum)
- Pour utilisation avec des systèmes de peinture à base d'eau ou de solvant
- Structure moyenne/épaisse



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000060222	Q08882	Revêtement à base d'eau 3M™, Gris, 1 L, 08882	12	Bidon	1	12
7000060225	Q08881	Revêtement à base d'eau 3M™, Noir, 1 L, 08881	12	Bidon	1	12
7100097263	08881XL	Revêtement à base d'eau 3M™, Noir, 22 L	1	Fût	1	1

## Accessoires et organisation

### Distributeur mural pour mastic de finition 3M™

Distribuez les mastics de finition et durcisseurs avec précision grâce au distributeur mural pour mastic de finition 3M™. Ce distributeur à montage mural, très robuste, peut accueillir des cartouches volumineuses (1,65 litre). Il distribue la quantité exacte de durcisseur et de mastic, afin d'assurer un mélange selon le bon rapport. Vous pouvez ajuster ce rapport en fonction des conditions de l'atelier de carrosserie.



- Ajustez le rapport du mélange entre le durcisseur et le mastic
- Distribuez la quantité de produit requise en une seule pression
- Cartouches faciles à installer

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000062777	51081	Distributeur mural pour mastic de finition 3M™, pour cartouches de 1,65 L, 51081	1	Pièce	1	1

### Support pour applicateur du système de mélange dynamique 3M™

Stocker l'applicateur DMS (Système de Mélange Dynamique) en toute sécurité grâce au support pour applicateur du Système de Mélange Dynamique 3M™. Notre support métallique, particulièrement robuste, peut être fixé sur un mur ou sur un chariot.



- Structure métallique robuste
- Stockez votre applicateur du Système de Mélange Dynamique (DMS) en toute sécurité
- Utilisez ce support pour ranger votre applicateur DMS lorsque vous ne l'utilisez pas

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000034443	50603	Support pour applicateur du système de mélange dynamique 3M™, 50603	1	Pièce	1	1

# Mastics et revêtements

## Support pour buses du système de mélange dynamique 3M™

Stockez vos buses de mélange dynamique 3M™ grâce au support pour buses du Système de Mélange Dynamique 3M™. Notre support pour buses en fil de fer permet de gagner en productivité, car les buses de mélange sont à portée de main des techniciens chargés des réparations de carrosserie.



- Facilitez l'accès aux buses de remplacement
- Le cas échéant, posez le support à un autre emplacement grâce à ses fixations magnétiques
- Utilisez le dévidoir placé sur le support pour stocker les buses de mélange dynamique 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000034442	50602	Support pour buses du système de mélange dynamique 3M™, 50602	1	Pièce	1	1

## Applicateur pour système de mélange dynamique 3M™

L'applicateur pour Système de Mélange Dynamique (DMS) 3M™ vous permet de distribuer un mastic, rapidement et avec précision, depuis le système de distribution de cartouche DMS 3M, très efficace.

Durable et conçu pour durer, cet applicateur offre des performances élevées dans les applications intensives. Il est alimenté par le système d'alimentation pneumatique de l'atelier, ce qui vous permet de bénéficier d'une vitesse de travail élevée.



- Utilisez l'applicateur avec le Système de Mélange Dynamique 3M™
- Distribuez le produit du Système de Mélange Dynamique 3M™ à la demande, en bénéficiant d'un mélange exact, selon la quantité requise
- Tirez parti d'une application précise autant qu'adéquate grâce à la gâchette, qui offre un contrôle étroit

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100074739	50600	Applicateur pour système de mélange dynamique 3M™, 50600	1	Pièce	1	1

## Buse du système de mélange dynamique 3M™

Buse de mélange pour le Système de Mélange Dynamique 3M. Le processus de mélange actif de cette buse assure une mixtion complète des matériaux. Grâce à sa longueur réduite, vous réduisez les risques de gaspillage. Les buses DMS de 3M permettent d'appliquer un produit de réparation de carrosserie sur une pièce plus rapidement qu'un applicateur manuel associé à une buse de mélange statique.



- Mélangez les matériaux sans introduire d'air grâce au processus de mélange actif des buses.
- Longueur réduite des buses, qui permet de réduire les risques de gaspillage
- Cartouches bénéficiant d'un système de clip aisé

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000034425	50601	Buse du système de mélange dynamique 3M™, Rouge, 50601	6	Paquet	1	6

# Mastics et revêtements

## Mélangeur pour mastic en papier jetable 3M™

Le mélangeur pour mastic en papier jetable 3M™ est une solution propre pour les professionnels de la carrosserie automobile qui mélangent régulièrement les mastics polyester à la main.

- La surface propre et non poreuse ne contamine pas le mastic de carrosserie
- Le papier non absorbant empêche tout transfert sur les sols ou les bancs
- La taille permet plusieurs mélanges sur une même feuille



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100144396	20382	Mélangeur pour mastic en papier jetable 3M™, 20382	12	Pièce	4	12

## Pack de 3 spatules Dynatron™

Les spatules Dynatron™ sont des spatules solides, mais souples. Elles sont idéales pour l'application et la réparation du mastic.

- Solide, mais souple
- Simple à nettoyer
- Arête droite et nette, pour une manipulation facile



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000045476	S00358	Pack de 3 spatules Dynatron™, Jaune, 70 × 125mm, S00358	72	Pièce	3	72





# Produits pour le nettoyage

Plus le travail est propre, plus il est facile d'obtenir d'excellents résultats. Nous proposons différents produits pour vous aider à garder votre travail propre et soigné, ainsi que pour nettoyer et protéger vos mains.

# Produits pour le nettoyage

## Nettoyants et dégraissants

### Nettoyant vitres 3M™

Le nettoyant vitres 3M™ rend leur clarté d'origine et leur brillance aux vitres automobiles. Notre formule spéciale ne laisse pas de traces sur la surface des vitres (fenêtres, pare-brise et rétroviseurs). Vous pouvez l'utiliser en toute sécurité sur du plastique, du chrome et du métal, car il n'est pas agressif.

- Obtenez des surfaces qui présentent un brillant sans traces
- Réduisez rapidement la taille des traces les plus résistantes sur les pare-brise et les fenêtres
- Vous pouvez utiliser ce produit sur toutes les vitres (pare-brise, fenêtres et rétroviseurs)



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100138680	Q08631	Nettoyant vitres 3M™, 500 ml, 08631	12	Bidon	1	12

### Nettoyant universel 3M™

Le nettoyant universel 3M™ permet de retirer les traces d'adhésif, de cire, de graisse, d'huile et de goudron. Constitué de divers solvants, il est conçu pour éliminer rapidement les traces d'adhésif, de produit de lustrage au silicone, de cire, de goudron et d'huile sur une surface.

- Retire rapidement les traces de cire, de graisse, d'huile et de goudron
- Peut être utilisé sur des vinyles, des tissus et des peintures automobiles ayant durci
- Permet de retirer les résidus de peinture



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000079960	Q08984	Nettoyant universel 3M™, 1 L, 08984	12	Bidon	1	12
7000033762	Q08984	Nettoyant universel 3M™, 1 L, 08984	12	Bidon	1	12
7000079959	Q08984	Nettoyant universel 3M™, 1 L, 08984	12	Bidon	1	12

### Gomme bleue nettoyante 3M™ Perfect-It™

La pâte d'argile nettoyante 3M™ Perfect It™ va éliminer en toute sécurité la survaporisation et les contaminants liés à la peinture. Ce produit est efficace sur la peinture, le verre et le chrome lorsqu'il est associé à un lubrifiant à base d'eau.

- Élimine en toute sécurité la survaporisation et les contaminants liés à la peinture
- Utilisez-le avec des lubrifiants à base d'eau
- Efficace sur la peinture, le verre et le chrome



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000034232	38070	Gomme bleue nettoyante 3M™ Perfect-It™, 200 g, 38070	6	Pièce	1	6

# Produits pour le nettoyage

## Dégraissant 3M™ VHB™

Le 3M™ VHB™ Surface Cleaner est une solution pure d'alcool isopropylique dans de l'eau. Cette solution incolore a une très faible odeur et s'évapore très rapidement en ne laissant aucun résidu.

- Nettoie et dégraisse
- Sans couleur et sans odeur
- S'évapore rapidement sans laisser de résidu



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000071716	VHB61L	Dégraissant 3M™ VHB™, Transparent, 1 L	6	Bouteille	1	6

## Tissus et lingettes

### Lingettes manuelles d'atelier 3M™

Les lingettes manuelles d'atelier 3M™ vous permettent de retirer rapidement toute trace de peinture humide ou sèche, mais aussi de graisse, de mastic, d'adhésif et d'huile. Elles sont imbibées d'un produit hydratant destiné à protéger la peau.

- Elles retirent la plupart des traces de peinture (sèche ou humide), d'huile, de mastic et d'adhésif
- Contiennent un conditionneur cutané
- Leur texture à deux couches permet un nettoyage doux et une excellente absorption



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000083683	80347	Lingettes manuelles d'atelier 3M™, 100, 80347	400	Pièce	100	400

### Chiffon de lustrage 3M™ Perfect-It™

Utilisez le chiffon de lustrage 3M™ Perfect It™ avec les différents produits de lustrage Perfect-It 3M afin de retirer les résidus de composés et de produits de lustrage sur les panneaux. Notre chiffon de lustrage est doux, flexible et très absorbant. Ce chiffon non pelucheux permet un nettoyage sans électricité statique.

- Bénéficiez d'un nettoyage sans électricité statique grâce à ce chiffon non pelucheux
- Retirez les résidus de composés et de produits de lustrage sur les panneaux
- Chiffon résistant aux déchirures, même mouillé



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100198422	34568	Chiffon de lustrage 3M™ Perfect-It™, 320 mm x 400 mm, 34568	1	Caisse	1	1

# Produits pour le nettoyage

## Chiffon ultra doux 3M™ Perfect-It™

Utilisez notre chiffon ultra doux 3M™ Perfect It™ hautes performances pour essuyer les résidus, la poussière, la saleté et les traces de doigts sans rayures. Compatible avec un grand nombre de surfaces dont le verre, le métal, le chrome, le vinyle et le cuir.



- Essuyez les résidus, la poussière, la saleté et les traces de doigts rapidement et facilement
- Utilisez un chiffon non pelucheux et ne provoquant pas de rayures
- Résistant aux produits chimiques

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000032157	50486	Chiffon ultra doux 3M™ Perfect-It™, Bleu, 320 mm x 360 mm, 50486	20	Pièce	1	20
7000032156	50400	Chiffon ultra doux 3M™ Perfect-It™, Jaune, 320 mm x 360 mm, 50400	20	Pièce	1	20

## Chiffon de lustrage ultra doux pour cire de brillance rose 3M™

Utilisez le chiffon de lustrage ultra doux pour cire de brillance rose 3M™ avec cette dernière pour obtenir une finition sans imperfections et sans flou et un résultat haute brillance exceptionnel.



- Utilisez-le avec la cire de brillance rose 3M
- Obtenez une finition sans imperfections et sans flou
- Chiffon microfibre

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000032158	50489	Chiffon de lustrage ultra doux pour cire de brillance rose 3M™, Rose, 50489	20	Pièce	1	20

## Chiffons professionnels d'essuyage 3M™

Les chiffons professionnels d'essuyage 3M™ sont des chiffons très absorbants prévus pour toutes les applications intensives dans les ateliers de peinture et de carrosserie.



- Ces chiffons résistants offrent une absorption optimale
- Leur grande résistance vous permet de les utiliser pour toute tâche de nettoyage intensive, à sec ou humide
- Nettoyage sans électricité statique grâce à ces chiffons, non pelucheux

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100255705	34567	Chiffons professionnels d'essuyage 3M™, 300 mm x 400 mm, 34567	1	Caisse	1	1

# Produits pour le nettoyage

## Tampon d'essuyage 3M™

Supprimez les saletés, les peluches, la poussière et les particules de ponçage grâce au tampon d'essuyage 3M™. Ce chiffon est excellent pour le nettoyage lors du processus de préparation à la peinture et fonctionne sur différents matériaux (métal, plastique, fibre de verre et bois). Même après plusieurs utilisations, il reste doux et sec.



- Supprimez les saletés, les peluches, la poussière et les particules de ponçage
- Vous pouvez nettoyer différents matériaux lors du processus de préparation à la peinture
- Réduisez le transfert d'adhésif sur les mains

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100200387	50401	Tampon d'essuyage 3M™, Aqua, 320 mm x 400 mm, 50401	18	Sac	10	180
7000038363	Q09660	Tampon d'essuyage 3M™, Blanc, 320 mm x 400 mm, 09660	240	Sac	10	240

## Tampon d'essuyage 3M™

Tampon non abrasif collant. Existe en dimension : 235 x 175mm.

- Haute capacité de captation des poussières, laisse une surface exempte de résidus, par exemple après une opération de ponçage.
- Très efficace sur tous types de matériaux.
- Ne colle pas aux mains.



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100193601	Q07910	Tampon d'essuyage Scotch-Brite™, 175 mm x 235 mm, PN07910	60	Pièce	10	60

# Produits pour le nettoyage

## Nettoyant pour bateaux

### Nettoyant pour bateaux 3M™ Perfect-It™

Le nettoyant pour bateaux 3M™ Perfect It™ est une étape préalable importante pour obtenir une finition de gelcoat véritablement professionnelle. Cette formule très moussante fonctionne sans retirer la cire, et élimine l'accumulation de salissures, les algues et autres contaminants marins courants pour créer une surface propre et dégagée pour les retouches. En fait, elle fonctionne sur toutes les surfaces du bateau, de la proue à la poupe.



- Utilisez-la seule pour le nettoyage général, ou comme première étape dans le système de finition gelcoat 3M™ Perfect It™
- La formule très moussante élimine les débris marins courants sans retirer la cire de la surface
- Peut être utilisée sur la quasi-totalité des surfaces du bateau, de la proue à la poupe, y compris sur la ligne de flottaison et les zones antidérapantes

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100094558	Q09035E	Nettoyant pour bateaux 3M™ Perfect-It™, 946 ml, 09035E	6	Bouteille	1	6

## Nettoyants pour les mains

### Système de soins cutanés 3M™

Le système de soins cutanés 3M™ comprend différents produits adaptés à tous les types de soins cutanés et d'élimination des impuretés dans l'atelier et l'atelier de peinture.



- Gamme de produits de nettoyage manuel et de soins cutanés pour les ateliers de carrosserie et de peinture
- Ces produits sont disponibles sous la forme de tubes ou de packs de recharge pour dévidoir avec montage mural
- Nettoyants manuels spéciaux comme des produits de retrait de la graisse et de l'huile ou de retrait de peintures et d'adhésifs disponibles

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000084677	50800	Système de soins cutanés 3M™, 1,4 L, 50800	8	Pièce	1	8
7000084680	50803	Système de soins cutanés 3M™, 1,4 L, 50803	8	Pièce	1	8
7000084681	50804	Système de soins cutanés 3M™, 1,4 L, 50804	1	Pièce	1	1
7000084687	50367T	Système de soins cutanés 3M™, 250 ml, 50367	24	Pièce	1	24
7000084678	50801	Système de soins cutanés 3M™, Huile et Graisse, 1,4 L, 50801	8	Pièce	1	8
7000084679	50802	Système de soins cutanés 3M™, Peintures, Revêtement et Colle, 1,4 L, 50802	8	Pièce	1	8
7000034441	50371T	Système de soins cutanés 3M™, Peintures, Revêtement et Colle, 250 ml, 50371	24	Pièce	1	24



# Solutions de préparation peinture

Votre cabine de peinture n'est pas seulement l'endroit où vous gagnez votre vie. C'est aussi le lieu où vous faites vos preuves et valorisez l'ensemble de votre atelier, tous les jours. En tant que leader dans les solutions pour la préparation et l'application de peinture, 3M continue d'innover et de changer la façon dont vous préparez et appliquez la peinture, et les revêtements.

# 3M™ Pistolet de pulvérisation haut rendement

Technologie innovante de buses interchangeables assurant l'efficacité des matériaux liquides, une productivité accrue et une finition haut de gamme.

Comme tout peintre le sait, une fois la peinture mélangée, il n'y a plus de retour possible. Soit vous l'utilisez, soit vous la perdez, ce qui peut réduire vos profits. Et si nous vous disions qu'il est possible de mélanger moins de peinture tout en obtenant la même couverture ou une meilleure couverture ? Grâce au pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™, cette possibilité peut devenir réalité. Il s'agit d'une efficacité de transfert supérieure, avec jusqu'à 26% de déchets de matériaux en moins\* que les principaux pistolets de pulvérisation en métal\*\*, le tout dans la paume de votre main. Ne réduisez pas votre efficacité : commencez à pulvériser intelligemment.

\* Avec des buses de pulvérisation HVLP

\*\* L'efficacité de transfert maximale varie selon le type de pistolet de pulvérisation et les réglages.



## Pourquoi travailler plus dur alors que vous pouvez simplement travailler plus *intelligemment* ?

### Excellente efficacité de transfert

Pour prouver l'efficacité de transfert supérieure du pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™, nous l'avons envoyé à l'Institut Fraunhofer pour les techniques de production et d'automatisation (IPA), Stuttgart, Allemagne. Ils ont effectué des tests d'efficacité de transfert selon la méthode de test DIN EN ISO 13 966-1. L'efficacité de transfert correspond à la quantité du matériau (peinture) effectivement utilisée pour la tâche. Une efficacité de transfert plus élevée signifie que moins de matériau est gaspillé, ce qui peut vous faire économiser de l'argent. Et cela peut vous permettre de profiter d'une cabine de peinture plus propre en raison de la réduction de surcharge, qui peut également poser un risque de contamination croisée.


Fraunhofer a comparé le pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™ à une gamme de pistolets de pulvérisation haut de gamme de pointe. Les résultats ont montré une efficacité de transfert de 78% lors de la pulvérisation de la couche de base automobile, surpassant les autres principaux pistolets de pulvérisation en métal testés.

La norme EN 13966-1 définit une procédure de laboratoire reproductible pour les mesures d'efficacité de transfert. Elle est utilisée par les fabricants pour comparer de manière fiable des équipements de pulvérisation.

+ Le pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™ répond aux exigences HVLP jusqu'à une pression d'entrée de 1,38 bar (alimentation par gravité).

### Efficacité du transfert du pistolet de pulvérisation\*

Tests effectués avec PPG ENVIROBASE® High Performance Waterborne Basecoat avec buse de 1,3 mm, avec quatre des principaux pistolets de pulvérisation en métal.



\* Paramètres de pression d'entrée en ligne avec exigences HVLP+ de chaque fabricant. Efficacité de transfert mesurée selon des tests indépendants effectués par l'Institut Fraunhofer, Allemagne.

# Buses de pulvérisation remplaçables – désormais disponibles en tant que buses HVLP et de finition fine

Le secret se trouve dans notre technologie avancée de buses interchangeables. Avec une gamme de finition fine et HVLP proposant un large choix de tailles, toutes les buses de pulvérisation sont optimisées pour une pulvérisation uniforme et une efficacité de transfert supérieure, sur une gamme complète de revêtements à hautes performances.

Pulvérisez des couleurs unies, des peintures métallisées, des peintures perlées, des vernis, des mastics, des primaires et bien plus encore tout en obtenant les mêmes performances haut de gamme que vous attendez de votre meilleur pistolet de pulvérisation.

Et à chaque fois que vous changez la buse remplaçable, c'est comme si vous aviez un pistolet de pulvérisation tout neuf.



Buse HVLP ●  
Buse de finition fine ▲

Tailles des buses de pulvérisation HVLP et de finition fine pour système par gravité 3M™

	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2	0.9
<b>Revêtements automobiles</b>	●	●	●	● ▲	● ▲	● ▲	●
Revêtements à haute viscosité	●	●					
Produits de remplissage pulvérisables	●	●					
Apprêt garnissant		●	●	● ▲			
Apprêt surfaçant		●	●	● ▲			
Apprêt mouillé sur mouillé				● ▲	● ▲		
Primaire d'étanchéité				● ▲	● ▲		
Brillant direct				● ▲			
Vernis coloré				● ▲			
Base solvantée				● ▲	● ▲		
Vernis				● ▲	● ▲	● ▲	
Base eau					● ▲	● ▲	
Apprêts UV					● ▲	● ▲	●
Couche intermédiaire / Peinture nacré					● ▲	● ▲	●
Smart / Spot							●



## ASTUCES :

- ✓ Stockez le pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™ avec une buse propre
- ✓ Changez les buses régulièrement pour maintenir des performances comme au premier jour
- ✓ Si le débit est trop faible ou trop élevé, il vous suffit de monter ou de descendre d'une taille
- ✓ Jetez les buses conformément à la réglementation locale

## SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE

• Masque de protection contre les particules confort P3



• Lunette-masques confort



• Ensemble réutilisable



### Nettoyage de la surface



► Dégraissez la surface à l'aide d'un produit vendu par le fabricant de peinture ou d'un autre produit recommandé. Suivez toujours les instructions du fabricant



3M™ Dirt Trap Protection Film – Clear, 3M™ Dirt Trap Protection Material



3M™ Aircare ACU-03



Combinaison de protection 3M™ 4540+

### Revêtement partiel de la voiture



► Recouvrez le véhicule dès que possible, afin de limiter le risque de contamination par l'environnement environnant.



Liquide à polir Fast Cut Plus Extreme 3M™ Perfect-It™



Mousse alvéolée 3M™ Hookit™, 75 mm



Pistolet lumière II 3M™ PPS™

### 1 Revêtement préalable



► Préparez la zone pour l'application de la peinture, en prévoyant un espace suffisant pour créer des transitions fluides et éviter les bords durs.

► Découpez le film de masquage afin d'atteindre la taille appropriée et fixez-le au contour du masquage à l'aide de rubans de masquage 3M.



kit de système de pulvérisation Série 2.0 PPS™ 3M™ Grand 850 ml, standard 650 ml, moyen 400 ml, mini 200 ml



Distributeurs de poches et couvercles PPS™ 3M™

### 2 Montage du Pistolet 3M Haut Rendement



- Appuyer sur la gâchette
- S'assurer que la bague de serrage soit dans la configuration "4"
- Faire glisser la tête de pulvérisation sur le pointeau, et l'engager à fond jusqu'au pistolet
- Sécuriser la tête de pulvérisation en tournant la bague de serrage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit dans la configuration "X"
- Pression maximum HVLP 1,38 bar (20 psi)  
Pression de fonctionnement de finition fine 2,0 bar (29 psi)
- Domaine d'utilisation de pression : 0,5 bar (7 psi) - 2,6 bar (37 psi) max



Pistolet 3M™ Haut Rendement

Têtes de pulvérisation HVLP pour Pistolet 3M™ Haut Rendement 0,9, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0

Buses de pulvérisation 3M™ Performance à finition fine par gravitation 1,2, 1,3, 1,4

### 3 Revêtement grossier pour l'application de primaire



► Pour de meilleurs résultats, appliquez le ruban de transition souple 3M™ sur le ruban de masquage 3M pour assurer une transition uniforme des bords du primaire.

► Remarque : Évitez de former des bords durs lors du masquage du primaire. En effet, des gonflements peuvent apparaître sur la surface en raison de la concentration de solvants sur les bords du ruban.



Chiffons professionnels d'essuyage 3M™

Tampon d'essuyage aqua 3M™

### 4 Revêtement fin - préparation pour l'application de peinture



► Avant d'appliquer les revêtements de base et transparents, continuez de découper le film de masquage et fixez-le sur le masquage des ouvertures et des contours précédents.

► Ponçage de l'apprêt.



kit de système de pulvérisation Série 2.0 PPS™ 3M™ Grand 850 ml, standard 650 ml, moyen 400 ml, mini 200 ml

Kit UV PPS™ 3M™ Série 2.0

### 5 Masquage final (détails) avant l'application de peinture - fixation des pièces



► Dégraissez la surface et les panneaux adjacents si nécessaire.

► Masquez d'autres zones, telles que les caoutchoucs, les garnitures, etc.




Kit UV PPS™ 3M™ Série 2.0

3M™ PPS™ Series 2.0

### 6 Cleaning 3M Performance Spray Gun



- Pull the trigger back
- Rotate the locking collar counter-clockwise and pull the atomizing head away from the gun body
- Clean the needle with a solvent cross linked cloth
- Simply put on the new nozzle and you're done
- 3M™ Performance Spray Gun & PPS reduces cleaning work considerably and lowers your solvent consumption clearly



Chiffons d'essuyage professionnels 3M™

### 7 Démasquage



► Pour un résultat optimal, retirez les rubans et le film de masquage dès que la voiture est sortie du four et pendant qu'elle est toujours chaude

► Retirez toujours le ruban de masquage en le tirant à un angle droit par rapport à la surface. En utilisant un autre angle, vous risquez de laisser des résidus d'adhésif sur la surface

## SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE

• Masques réutilisables

• Lunette-masques confort

• Ensemble réutilisable

• Gants de nitrile

### Véhicule préparé



- ▶ Véhicule grossièrement masqué.
- ▶ Surface préparée pour l'application de primaire.



Ruban de transition lisse 3M™



Ruban de masquage en mousse à bords souples PLUS 3M™

### Nettoyage de la surface



- ▶ Dégraissez la surface à l'aide d'un produit vendu par le fabricant de peinture ou d'un autre produit recommandé. Suivez toujours les instructions du fabricant.
- ▶ Nettoyage de la surface préalable à l'application de primaire à l'aide d'un tampon d'essuyage.



Tampon d'essuyage aqua 3M™



Chiffons professionnels d'essuyage 3M™

### 1 Mélange de primaire



- ▶ Quatre tailles 3M™ PPS™ Série 2.0 vous permettent de mélanger le primaire à la demande.
  - ▶ 3M™ PPS™ Série 2 ne nécessite l'utilisation d'aucun godet de mélange supplémentaire. Vous n'avez plus besoin de remplir le pistolet de primaire.
  - ▶ Comme le filtre est directement intégré au couvercle 3M™ PPS™ Série 2.0, aucune étape de filtrage supplémentaire n'est requise.
- Conseil : Utilisez toujours la teinte d'apprêt conseillée par votre fabricant de peinture ! 3M™ PPS™ Série 2.0 assure un changement rapide entre les différentes teintes d'apprêt.



kit de système de pulvérisation Série 2.0 PPS™ 3M™ Grand 850 ml, standard 650 ml, moyen 400 ml, mini 200 ml



Kit UV PPS™ 3M™ Série 2.0



Distributeurs de poches et couvercles PPS™ 3M™

### 2 Montage du Pistolet 3M™ Haut Rendement



- ▶ Appuyer sur la gachette
- ▶ S'assurer que la bague de serrage soit dans la configuration "A"
- ▶ Faire glisser la tête de pulvérisation sur le pointeau, et l'engager à fond jusqu'au pistolet
- ▶ Sécuriser la tête de pulvérisation en tournant la bague de serrage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit dans la configuration "X"
- ▶ Pression maximum HVLP 1,38 bar (20 psi)  
Pression de fonctionnement de finition fine 2,0 bar (29 psi)
- ▶ Domaine d'utilisation de pression : 0,5 bar (7 psi) - 2,6 bar (37 psi) max



Pistolet 3M™ Haut Rendement



Têtes de pulvérisation HVLP pour Pistolet 3M™ Haut Rendement 0,9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0



Buses de pulvérisation 3M™ Performance à finition fine par gravitation 1,2, 1.3, 1.4

### 3 Application de primaire 1. Couche



- ▶ 3M™ PPS™ Série 2.0 permet l'application de primaire sous différents angles, sans goutter.
- ▶ Les bords et les passages de roue peuvent ainsi être revêtus en toute sécurité.
- ▶ Suivez toujours les recommandations du fabricant de peinture concernant l'épaisseur de la couche du primaire.
- ▶ La durée de vie en pot des technologies de primaire modernes est plus courte. L'utilisation d'un primaire fraîchement mélangé à chaque application permet d'éviter le risque d'effets d'ombre ultérieurs (l'anneau de rayures apparaît après l'évaporation complète du solvant) et de ce fait, réduit considérablement le travail de ponçage ultérieur.



3M™ PPS™ Série 2.0, Moyen, 400 ml



3M™ PPS™ Série 2.0, Mini, 200 ml



Distributeurs de poches et couvercles PPS™ 3M™

### 4 Application de primaire 2. Couche



- ▶ Un pistolet propre permet d'affiner le revêtement.
  - ▶ Un revêtement plus fin garantit que le primaire repose à plat.
  - ▶ Le primaire est ainsi plus lisse. Un primaire lisse permet de réaliser des économies de temps et de travail dans le processus de ponçage de l'apprêt.
  - ▶ 3M™ Accuspray™ et 3M™ PPS™ Série 2.0 utilisés pour l'application de primaire - un avantage pour la prochaine étape du processus.
  - ▶ Nettoyez toujours le motif de pulvérisation avec 3M™ Accuspray™.
- Remarque : Pistolet à apprêt mal entretenu = motif de pulvérisation grossier.



kit de système de pulvérisation Série 2.0 PPS™ 3M™ Grand 850 ml, standard 650 ml, moyen 400 ml, mini 200 ml



Kit UV PPS™ 3M™ Série 2.0



Distributeurs de poches et couvercles PPS™ 3M™

### 5 Nettoyage de pistolet à apprêt 3M™ Accuspray™



- ▶ Appuyez sur le pontet de gachette et retirez la buse en appuyant fermement sur les deux goupilles
- ▶ Nettoyez l'aiguille avec un chiffon imprégné de solvant.
- ▶ Il vous suffit d'installer la nouvelle buse.
- ▶ 3M™ Accuspray™ & 3M™ PPS™ Série 2.0 réduit considérablement les travaux de nettoyage et votre consommation de solvant.
- ▶ Moins de solvants sont utilisés pour nettoyer le pistolet et le pot, en atténuant ainsi les impacts négatifs sur la santé.



Chiffons professionnels d'essuyage 3M™

### Séchage forcé



- ▶ Suivez toujours les recommandations du fabricant de peinture concernant :
  - ▶ Température de l'objet,
  - ▶ Temps de séchage,
  - ▶ La distance entre le chauffage et l'objet.
- ▶ La qualité du séchage influence les propriétés de ponçage du primaire. Le séchage forcé accélère le processus de réparation tout en garantissant un séchage uniforme du primaire. Un primaire qui a durci uniformément et entièrement est beaucoup plus facile à poncer.

# Solutions de préparation peinture

## Systèmes de pulvérisation

### Focus

### Pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™

Léger et facile à utiliser, le pistolet de pulvérisation 3M™ a été conçu pour le peintre moderne. Capable de pulvériser une large gamme de revêtements à partir d'une source d'alimentation sous pression ou d'un godet à gravitation, son corps composite résistant aux chocs en fait l'un des pistolets de pulvérisation les plus légers du marché, tout en étant suffisamment durable pour résister aux conditions industrielles et automobiles les plus exigeantes.



- Le pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™ fonctionne avec des buses HVLP alimentées par pression et par gravité, ainsi qu'avec les buses de pulvérisation de finition fine 3M™.
- Corps léger et résistant aux chocs, fabriqué en matériau composite avancé
- Conversion rapide entre les systèmes alimentés par pression et le système de pulvérisation 3M™ PPS™ Série 2.0 alimenté par gravitation

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100228462	26832	Pistolet de pulvérisation haut rendement 3M™, 26832	4	Trousse	1	4

### Focus

### Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP par gravitation 3M™

Les têtes de pulvérisation HVLP par gravitation 3M™ sont conçues pour offrir des performances de pulvérisation de qualité supérieure pour les revêtements, notamment les peintures, les vernis et les couches de finition. Les buses remplaçables sont fabriquées exclusivement pour les applications à alimentation par gravitation avec le système de pistolet de pulvérisation 3M™ et le système de pulvérisation 3M™ PPS™ Série 2.0, offrant des performances de pulvérisation comme neuves avec le remplacement de chaque buse.



- Buses à remplacement rapide de tailles 0,9 à 2,0 pour la pulvérisation d'une large gamme de revêtements industriels et automobiles
- Offre le rendement d'un pistolet de pulvérisation neuf chaque fois que vous remplacez la tête de pulvérisation
- À utiliser exclusivement avec le pistolet de pulvérisation 3M™ et le système de pulvérisation 3M™ PPS™ Série 2.0

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100271255	26709	Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP par gravitation 3M™, Blanc, 0,9, 26709	5	Paquet	1	5
7100206004	26712	Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP par gravitation 3M™, Bleu, 1,2, 26712	5	Paquet	1	5
7100205981	26714	Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP par gravitation 3M™, Orange, 1,4, 26714	5	Paquet	1	5
7100205982	26720	Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP par gravitation 3M™, Rouge, 2,0, 26720	5	Paquet	1	5
7100206003	26718	Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP par gravitation 3M™, Transparente, 1,8, 26718	5	Paquet	1	5
7100206008	26713	Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP par gravitation 3M™, Verte, 1,3, 26713	5	Paquet	1	5
7100205984	26716	Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP par gravitation 3M™, Violette, 1,6, 26716	5	Paquet	1	5

# Solutions de préparation peinture

## Focus

### Kit de recharge de tête de pulvérisation 3M™ Performance à finition fine par gravitation



Pulvériser les peintures et revêtements transparents les plus exigeants d'aujourd'hui avec les têtes de pulvérisation 3M™ Performance à finition fine par gravitation. Conçues pour fonctionner avec le pistolet de pulvérisation 3M™ Performance, elles offrent une atomisation plus fine et un débit plus rapide que les équipements de pulvérisation HVLP standard. Vous pouvez ainsi travailler plus rapidement, perfectionner votre correspondance des couleurs et appliquer des revêtements comme le verre. Trois tailles disponibles : 1,2, 1,3 et 1,4.

- **FINITION HAUT DE GAMME** : Le débit élevé, la pulvérisation fine et la cohérence du motif vous aident à obtenir une finition lisse et contrôlable.
- **PULVÉRISATION UNIFORME** : Optimisée pour vous aider à faire correspondre efficacement les couleurs et les textures les plus exigeantes.
- **APPLICATION PLUS RAPIDE** : Faites l'expérience d'une application sans effort et appliquez la peinture plus rapidement qu'avec l'équipement de pulvérisation HVLP.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100272189	26912	Kit de recharge de tête de pulvérisation 3M™ Performance à finition fine par gravitation, Bleu, 1,2, 26912	5	Paquet	1	5
7100272187	26914	Kit de recharge de tête de pulvérisation 3M™ Performance à finition fine par gravitation, Orange, 1,4, 26914	5	Paquet	1	5
7100272188	26913	Kit de recharge de tête de pulvérisation 3M™ Performance à finition fine par gravitation, Verte, 1,3, 26913	5	Paquet	1	5

## Focus

### Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP à pression 3M™



Les têtes de pulvérisation à pression 3M™ HVLP sont conçues pour procurer une excellente performance de pulvérisation pour les différents revêtements tels que les apprêts, les couches de base, les vernis, les vernis, et les adhésifs. Les buses remplaçables sont fabriquées exclusivement pour les applications sous pression à l'aide du pistolet de pulvérisation 3M™, pour une finition irréprochable. Offrent le rendement d'un pistolet de pulvérisation neuf chaque fois que vous remplacez la tête de pulvérisation.

- Buses à remplacement rapide de tailles 0,9, 1,1, 1,4, 1,8 et 2,0 pour la pulvérisation d'une large gamme de revêtements industriels et automobiles
- Les connexions des têtes de pulvérisation et des tuyaux se font facilement sans outils
- Offre le rendement d'un pistolet de pulvérisation neuf chaque fois que vous remplacez la tête de pulvérisation.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100271059	26809	Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP à pression 3M™, Blanc, 0,9, 26809	5	Paquet	1	5
7100206007	26811	Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP à pression 3M™, Jaune, 1,1, 26811	5	Paquet	1	5
7100206006	26814	Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP à pression 3M™, Orange, 1,4, 26814	5	Paquet	1	5
7100271256	26820	Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP à pression 3M™, Rouge, 2,0, 26820	5	Paquet	1	5
7100206005	26818	Kit de recharge de buse de pulvérisation HVLP à pression 3M™, Transparente, 1,8, 26818	5	Paquet	1	5

# Solutions de préparation peinture

## Focus

### Vanne à bille de pistolet de pulvérisation 3M™

La vanne à bille du pistolet de pulvérisation 3M™ est un accessoire configuré comme un pulvérisateur à alimentation sous pression. La vanne donne à l'opérateur du pistolet la possibilité d'arrêter le débit de peinture de la source de pression (pot ou pompe) à l'extrémité du tuyau d'alimentation du pistolet. Recommandé pour une utilisation lorsque le peintre n'a pas facilement accès à la source de pression. Léger et facile à utiliser.

- La vanne à bille permet au peintre d'arrêter l'écoulement du fluide vers le pistolet de pulvérisation
- Se fixe entre le tuyau fouet et le tuyau d'alimentation dans une configuration d'alimentation sous pression
- Les joints sont compatibles avec les revêtements à base de solvant et à base d'eau



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100228103	26839	Vanne à bille de pistolet de pulvérisation 3M™, 26839	4	Pièce	1	4

## Focus

### Tuyau à pression pour pistolet de pulvérisation 3M™

Le tuyau fouet alimenté sous pression se connecte au pistolet de pulvérisation 3M™ pour une utilisation dans des applications d'alimentation sous pression. Fournit une connexion rapide entre la tête de pulvérisation et le tuyau d'alimentation en peinture pressurisée. Se fixe solidement à la base du pistolet de pulvérisation pour un meilleur équilibre et un meilleur contrôle du tuyau. Peut être utilisé avec une vanne à bille en option pour contrôler la peinture à partir de la conduite de pression.

- Conversion rapide du pistolet de pulvérisation entre les systèmes alimentés par gravitation et par pression
- Se fixe solidement à la base du pistolet de pulvérisation pour un meilleur équilibre et un meilleur contrôle du tuyau
- Connexion rapide aux têtes de pulvérisation à pression 3M™ HVLP à pression pour un assemblage ou un remplacement facile



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100228105	26833	Tuyau à pression pour pistolet de pulvérisation 3M™, 26833	4	Pièce	1	4

## Focus

### Kit de remise à neuf pour pistolet de pulvérisation 3M™

Le kit de reconstruction du pistolet pulvérisateur 3M™ fournit les pièces de rechange nécessaires à la reconstruction du pistolet pulvérisateur 3M™. Il comprend les pièces de rechange extérieures ainsi que tous les joints, ressorts, vis et pièces intérieures nécessaires. Le manuel d'instructions fournit des détails spécifiques sur la méthode de reconstruction.

- Comprend tout ce qui est nécessaire à la reconstruction, y compris toutes les pièces de fixation
- Rafraîchissez la gâchette, l'aiguille, le ventilateur et le contrôle des fluides avec de nouveaux ressorts et joints
- À utiliser uniquement avec le pistolet de pulvérisation 3M™



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100228530	26840	Kit de remise à neuf pour pistolet de pulvérisation 3M™, 26840	4	Trousse	1	4

# Solutions de préparation peinture

## Focus

### Goupille pour pistolet de pulvérisation 3M™

La goupille fouet du pistolet de pulvérisation 3M™ est une broche de fixation de remplacement pour le tuyau fouet de pression du pistolet de pulvérisation 3M™. Les goupilles de la chape sont utilisées pour fixer le tuyau fouet au corps du pistolet de pulvérisation 3M™. Cette connexion permet de donner au peintre un contrôle supplémentaire et empêche la tête de pulvérisation de se tordre et de subir des contraintes indésirables.



- La goupille fixe solidement le tuyau fouet au pistolet de pulvérisation 3M™
- Le pack contient 4 goupilles d'arrêt à bille en acier
- Une construction en acier lisse s'insère dans et hors du support de fixation du tuyau fouet

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100228107	26834	Goupille pour pistolet de pulvérisation 3M™, 26834	5	Paquet	1	5

## Focus

### Pack de conversion H/O pour Pistolet Haut Rendement 3M™

Obtenez un meilleur contrôle de l'application de revêtements épais ou texturés avec notre pack de conversion H/O pour le pistolet de pulvérisation 3M™ Performance. Lorsqu'elle est utilisée avec un godet à pression 3M™ PPS™ série 2.0 de type H/O, cette mise à niveau permet aux techniciens de pulvériser des revêtements épais et à haute viscosité avec un meilleur contrôle de la texture, de la taille du motif et du débit que les bombes aérosols et les pistolets Body Schutz.



- Améliore le pistolet de pulvérisation 3M™ Performance pour pulvériser des revêtements lourds et épais à l'aide de godets à pression H/O 3M™ PPS™ Série 2.0.
- Fournit un excellent contrôle de l'application des revêtements lourds ou texturés.
- Le kit facile à installer permet d'ajouter un port pour connecter le tube d'alimentation en air du godet à pression au corps du pistolet.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100244430	26837	Pack de conversion H/O pour Pistolet Haut Rendement 3M™, 26837	4	Pièce	1	4

## Focus

### Bague de serrage pour pistolet de pulvérisation 3M™ haut rendement

La bague de serrage unique pour le pistolet de pulvérisation 3M™ permet d'assurer une connexion fiable entre le pistolet 3M™ et sa tête de pulvérisation 3M™. Facile à utiliser, la bague de serrage permet de changer rapidement de buse au moment de passer d'une peinture ou d'un revêtement à l'autre ou pour le nettoyage à la fin d'un travail. Les languettes de préhension ergonomiques de la bague de serrage permettent de la tourner facilement.



- Permet de fixer solidement les têtes de pulvérisation 3M™ à votre pistolet de pulvérisation 3M™.
- Languettes de préhension ergonomiques permettant de raccorder les têtes de pulvérisation.
- Construction en polymère résistant

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100228101	26835	Bague de serrage pour pistolet de pulvérisation 3M™ haut rendement, 26835	5	Paquet	1	5

# Solutions de préparation peinture

## Focus

### Pointeau pour pistolet de pulvérisation 3M™

Ce pointeau est conçu spécifiquement pour le pistolet de pulvérisation 3M™. Ce pointeau de rechange permet de remplacer un pointeau endommagé ou tordu, en cas de fuite de la buse du pistolet de pulvérisation ou dans le cadre d'un entretien préventif de routine.



- Pièce de rechange spécialement conçue pour le pistolet de pulvérisation 3M™.
- La construction durable en acier inoxydable résiste à l'usure, à la torsion et aux dégâts.
- Conçu pour fournir une étanchéité parfaite lorsqu'il est utilisé avec les têtes de pulvérisation pour pistolets de pulvérisation 3M™.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100220927	26838	Pointeau pour pistolet de pulvérisation 3M™, 26838	1	Pièce	1	1

## Focus

### Kit de joints toriques pour pistolet de pulvérisation 3M™

Le kit de joints toriques pour pistolet de pulvérisation 3M™ contient une sélection de joints toriques de rechange pour le pistolet de pulvérisation 3M™.



- Comprend des joints toriques de rechange
- Sélection de tailles de joints
- Utilisé pour l'entretien de routine du pistolet de pulvérisation 3M™.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100261169	26841	Kit de joints toriques pour pistolet de pulvérisation 3M™, 26841	4	Trousse	1	4

### Kit pour pistolet de pulvérisation 3M™ Accuspray™ HGP

Pistolet à peinture à basse pression et à alimentation par gravité, à utiliser avec un système de godet à rendement élevé sous pression, afin de permettre l'application parfaite d'un revêtement présentant une viscosité élevée. Chaque kit contient 1 pistolet de pulvérisation HGP et 4 têtes de pulvérisation (2 buses d'1,8 mm et 2 de 2 mm).



- Représente l'équivalent d'un nouveau pistolet de pulvérisation sous pression pour un coût réduit
- Ce kit contient 1 pistolet de pulvérisation et 3 têtes de pulvérisation
- Peut être utilisé avec le mini godet de pression à rendement élevé de type PPS™ 3M™ (PN 16121)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100137847	16587	Kit pour pistolet de pulvérisation 3M™ Accuspray™ HGP, 16587	1	Trousse	1	1

# Solutions de préparation peinture

## Pistolet de pulvérisation HG14 3M™ Accuspray™

Le système de pistolet de pulvérisation Accuspray™ 3M™ est prévu pour des applications nécessitant le recours à une tête de pulvérisation d'1,4 mm. Ce pistolet Accuspray™ 3M™ présente les performances d'un pistolet de haute qualité, pour un coût très attractif.

Il peut être utilisé avec des têtes d'1,8 mm ou de 2 mm, selon les besoins de la tâche.

- Représente l'équivalent d'un nouveau pistolet de pulvérisation à la demande pour un coût réduit
- Permet d'augmenter la productivité et de réduire le taux d'utilisation du produit
- Optimise les avantages du système PPS™ 3M™



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100021016	16577	Pistolet de pulvérisation HG14 3M™ Accuspray™, 16577	1	Trousse	1	1

## Buse de pulvérisation 3M™ Accuspray™ pour PPS™ série 2.0

Le Système 3M™ Accuspray™ pour PPS™ 2.0 offre le rendement d'un pistolet de pulvérisation neuf chaque fois que vous remplacez la buse de pulvérisation jetable 3M™.Accuspray™. Ce produit ne doit être utilisé qu'avec les articles PPS™ 3M™ 2.0.

- À utiliser avec les produits 3M™ PPS™ 2.0 uniquement
- Vous pouvez l'utiliser pour des applications comme les apprêts sans ponçage ou apprêts de charge.
- Utilisez cette tête de pulvérisation avec le pistolet de pulvérisation à buse jetable 3M™ Accuspray™



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100141417	26614	Buse de pulvérisation 3M™ Accuspray™ pour PPS™ série 2.0, Orange 1,4 mm, 26614	6	Paquet	1	6
7100141414	26620	Buse de pulvérisation 3M™ Accuspray™ pour PPS™ série 2.0, Rouge 2,0 mm, 26620	6	Paquet	1	6
7100141416	26618	Buse de pulvérisation 3M™ Accuspray™ pour PPS™ série 2.0, Transparent 1,8 mm, 26618	6	Paquet	1	6

## Buses de pulvérisation 3M™ Accuspray™

Les têtes de pulvérisation 3M™ Accuspray™ sont spécifiquement conçues pour être utilisées avec les pistolets de pulvérisation 3M™ Accuspray™. Cette sélection de buses semi-jetables permet d'appliquer de façon incroyablement rapide et efficace les matériaux à viscosité faible, moyenne et élevée avec un seul pistolet. L'ergonomie au service de la performance et de la productivité.

Ce système révolutionnaire procure le rendement d'un pistolet de pulvérisation neuf à chaque utilisation.

Ses têtes de pulvérisation sont conçues pour produire un grand jet, très peu de brouillards et pour assurer une atomisation exceptionnelle, synonyme de rendu approchant la perfection. Les buses 3M(tm) Accuspray(tm) transparentes sont réutilisables et faciles à nettoyer. Non compatible avec les produits 3M™ PPS™ 2.0.

- Sélection de têtes de pulvérisation remplaçables pour l'application de revêtements à très basse ou haute viscosité
- Pour une finition irréprochable.
- Offre le rendement d'un pistolet de pulvérisation neuf chaque fois que vous remplacez la tête de pulvérisation.
- La conception transparente permet de voir facilement quand les buses sont propres



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000000500	16611	Buses de pulvérisation 3M™ Accuspray™, Incolore, 1,8 mm, 16611	6	Trousse	4	24
7100017731	16612	Buses de pulvérisation 3M™ Accuspray™, Orange, 1,4 mm, 16612	6	Trousse	1	6
7000045543	16609	Buses de pulvérisation 3M™ Accuspray™, Rouge, 2,0 mm, 16609	6	Trousse	1	6

# Solutions de préparation peinture

## Kit de pointeau 3M™ Accuspray™

Le kit de pointeau 3M™ Accuspray™ est une pièce de rechange d'origine pour les pistolets de pulvérisation 3M™ Accuspray™ Série 05. Il est conçu pour fournir une performance optimale dans l'application des peintures et matériaux de finition.



- Pièce de rechange 3M autorisée
- Un élément essentiel pour un débit de fluide uniforme sur les pistolets de pulvérisation 3M
- Le kit permet de retrouver des performances optimales

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000071803	16571	Kit de pointeau 3M™ Accuspray™, 16571	10	Pièce	1	10

## Couvercles de godets de mélange 3M™

Couvercles en plastique transparents destinés aux différents godets de mélange 3M correspondants.



- Matériau transparent
- Ronds
- Disponibles dans différentes tailles, selon celles des godets de mélange

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000033083	50406	Couvercles de godets de mélange 3M™, 365 ml, 50406	180	Pièce	1	180
7000033084	50407	Couvercles de godets de mélange 3M™, 870 ml, 50407	180	Pièce	1	180
7000033085	50408	Couvercles de godets de mélange 3M™, 1550 ml, 50408	180	Pièce	1	180
7000033086	50409	Couvercles de godets de mélange 3M™, 2300 ml, 50409	180	Pièce	1	180

## Godet de mélange 3M™

Les godets de mélange 3M™ permettent de mélanger et de stocker des peintures, des primaires ou des enduits.



- Ces godets sont idéaux pour le mélange et le stockage de primaires, de peintures ou d'enduits
- Échelle de mesure imprimée sur la surface des godets
- Matériau transparent

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000032397	50402	Godet de mélange 3M™, 365 ml, 50402	90	Pièce	1	90
7000033080	50403	Godet de mélange 3M™, 870 ml, 50403	90	Pièce	1	90
7000033081	50404	Godet de mélange 3M™, 1550 ml, 50404	90	Pièce	1	90
7000033082	50405	Godet de mélange 3M™, 2300 ml, 50405	90	Pièce	1	90

# Solutions de préparation peinture

## Régulateur d'air 3M™

Le régulateur d'air 3M™ est un régulateur universel recommandé pour les pistolets pneumatiques.

- Structure robuste
- Idéal pour le contrôle de la pression d'air lors de l'application d'un mastic d'étanchéité
- Tout indiqué pour le pistolet à mastic universel 08993



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000041356	Q08804	Régulateur d'air 3M™, 08804	6	Pièce	1	6

## Pistolet à air comprimé 3M™

Le pistolet à air comprimé 3M™ est un pistolet permettant d'appliquer des couches intermédiaires et des revêtements antigraillons.

- Peut être utilisé pour les revêtements pour carénage et antigraillons
- Permet une application en douceur
- Peut être utilisé avec les bidons d'1 litre ou 1 kilogramme de revêtement



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000041350	Q08996	Pistolet à air comprimé 3M™, 08996	1	Pièce	1	1

## Pistolet pneumatique 3M™

Accédez aux zones difficiles à atteindre grâce au pistolet pneumatique 3M™. Ce pistolet métallique, particulièrement robuste, est conçu pour assurer la pénétration en profondeur de cires de protection dans différents corps creux.

- Pulvérisez les revêtements en cire de protection dans les zones difficiles d'accès
- Outil idéal pour assurer une pénétration en profondeur de la cire de protection dans des corps creux
- Structure métallique robuste



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000070302	Q08997	Pistolet pneumatique 3M™, 1 L, 08997	1	Pièce	1	1

# Solutions de préparation peinture

## Systèmes de godets de pulvérisation

Focus

### Kits Série 3M™ PPS™ 2.0

Système 3M™ PPS™ 2.0

L'évolution du PPS pour une meilleure productivité en peinture.



Le système de peinture à godets jetables le plus performant pour mélanger, filtrer, pulvériser dans n'importe quelle direction (rotation à 360°) et protéger les matériaux inutilisés. Chaque kit contient 50 couvercles jetables avec pas-de-vis intégré et équipés de filtres de grand diamètre, 50 poches jetables, 1 godet rigide réutilisable et 32 bouchons d'étanchéité.

- Système de coupelles jetables 3M plus propre : PPS™ 3M™ Série 2.0 est une solution complète de godet de pulvérisation jetable pour mélanger/mesurer, filtrer et pulvériser
- Une taille de godet pour chaque réparation : disponible en 4 tailles : Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) et Grand (850 ml)
- Bagues de verrouillage intégrées sur les couvercles afin de réduire l'accumulation de peinture et la contamination éventuelle

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100298481	26024	Kits Série 3M™ PPS™ 2.0, Grand 850 ml, 200 µm, 26024	1	Trousse	1	1
7100298483	26740	Kits Série 3M™ PPS™ 2.0, Grand, 850 ml, 125 µm, 26740	1	Trousse	1	1
7100298050	26312	Kits Série 3M™ PPS™ 2.0, Midi, 400 ml, 125 µm, 26312	1	Trousse	1	1
7100298482	26112	Kits Série 3M™ PPS™ 2.0, Midi, 400 ml, 200 µm, 26112	1	Trousse	1	1
7100300758	26752	Kits Série 3M™ PPS™ 2.0, Mini, 200 ml, 125 µm, 26752	1	Trousse	1	1
7100298783	26114	Kits Série 3M™ PPS™ 2.0, Mini, 200 ml, 200 µm, 26114	1	Trousse	1	1
7100298480	26030	Kits Série 3M™ PPS™ 2.0, Standard, 650 ml, 80 µm, 26030	1	Trousse	1	1
7100298479	26026	Kits Série 3M™ PPS™ 2.0, Standard, 650 ml, 125 µm, 26026	1	Trousse	1	1
7100298662	26000	Kits Série 3M™ PPS™ 2.0, Standard, 650 ml, 200 µm, 26000	1	Trousse	1	1

Focus

### Godets 3M™ PPS™ Série 2.0

Godet rigide PPS™ 3M™ 2.0 compatible avec la poche souple PPS™ 3M™ 2.0.



- Une taille de godet pour chaque réparation : Le système de godet de pulvérisation PPS™ 3M™ Série 2.0 est disponible en 4 tailles : Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) et Grand (850 ml)
- Les godets rigides réutilisables disposent de fenêtres transparentes pour permettre un remplissage plus facile en saisissant la protection et en enlevant le couvercle
- La fenêtre permet également d'identifier la quantité de produit restant lors de la pulvérisation. Il offre une vue verticale pour assurer un mélange homogène de produits, idéale pour les peintures métalliques et perlées

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100134388	26023	Godets 3M™ PPS™ Série 2.0, Grand, 850 ml, 26023	4	Caisse	1	4
7100134611	26122	Godets 3M™ PPS™ Série 2.0, Midi, 400 ml, 26122	4	Caisse	1	4
7100134394	26115	Godets 3M™ PPS™ Série 2.0, Mini, 200 ml, 26115	4	Caisse	1	4
7100134300	26001	Godets 3M™ PPS™ Série 2.0, Standard, 650 ml, 26001	4	Caisse	1	4



## Conçu pour des performances de pointe.

3M™ PPS™ série 2.0 est notre système de godet de pulvérisation le plus avancé. Ses caractéristiques vous permettent de perfectionner vos travaux de peinture.

### Filtere in forme de dôme avec filtre à diamètre total.

Une plus grande surface de peinture sous le filtre permet d'améliorer le débit et la consistance du jet de peinture, tout en garantissant son uniformité du début à la fin.

### Un nouveau godet avec chaque kit de couvercles et de revêtements

Commencez plus souvent votre travail avec un godet propre afin de réduire l'accumulation de peinture. Les mesures et les indicateurs de remplissage indiqués directement sur les godets permettent d'éviter l'utilisation des godets de mélange traditionnels.

### Capuchon d'étanchéité inclus

Permet de sceller et de protéger la peinture quand elle n'est pas utilisée. Permet d'utiliser moins de poches en gardant vos filtres humides.



# Le système de pulvérisation 3M™ PPS™ Série 2.0


## Choisissez le godet qui convient à votre tâche.

Quatre tailles. Deux options de filtre. Godets à pression H/O pour les matériaux à haute viscosité. Et kits opaques pour les revêtements UV. Vous pouvez accéder facilement à une sélection inégalée. Et avec les adaptateurs 3M™ PPS™ série 2.0, ils sont compatibles avec quasiment tous les pistolets de pulvérisation du marché.




**Réparation localisée ou réparations d'un seul panneau**

**Godets Mini –**  
Idéal pour les zones nécessitant 200 ml de matériau ou moins.




**Réparations de 2 panneaux**

**Godets Midi –**  
Idéal pour les zones nécessitant 400 ml de matériau ou moins, comme les pare-chocs.




**Réparations de 3 panneaux**

**Godets Standard –**  
Idéal pour les zones nécessitant 650 ml de matériau ou moins.



**Réparations de 4 panneaux**

**Grands godets –**  
Idéal pour les zones nécessitant 850 ml de matériau ou moins, dont les grands lots de vernis.



# Solutions de préparation peinture

## Focus

### Couvercles 3M™ PPS™ Série 2.0

Ces couvercles de rechange s'adaptent aux protections et aux godets PPS™ 3M™ Série 2.0. La boîte contient 50 couvercles dotés de filtres de 125 ou 200 microns.



- Les bagues de verrouillage intégrées sur les couvercles réduisent l'accumulation de peinture et la contamination éventuelle
- Qualité et écoulement du fluide améliorés : la nouvelle conception du couvercle bombé standard/grand permet de contenir jusqu'à 90 ml de produit sous le filtre et vous permet de pulvériser du produit filtré à la demande, réduisant des pulvérisations irrégulières à cause des bulles d'air et des ratés.
- Un bec verseur plus large et un filtre (diamètre total) pour la filtration de qualité optimale

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100134612	26205	Couvercles 3M™ PPS™ Série 2.0, Midi, Mini et Micro, 125 µm, 26205	1	Trousse	1	1
7100134285	26204	Couvercles 3M™ PPS™ Série 2.0, Midi, Mini et Micro, 200 µm, 26204	1	Trousse	1	1
7100134286	26199	Couvercles 3M™ PPS™ Série 2.0, Standard et Grand, 125 µm, 26199	1	Trousse	1	1
7100134284	26200	Couvercles 3M™ PPS™ Série 2.0, Standard et Grand, 200 µm, 26200	1	Trousse	1	1

## Focus

### Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0

L'adaptateur PPS™ 3M™ Série 2.0 convertit les pistolets à peinture pour permettre leur utilisation avec le système de préparation de peinture (PPS™) 3M™ Série 2.0.



- Nouvellement conçu, l'adaptateur PPS™ 3M™ Série 2.0 fournit une connexion à quatre points et une plate-forme plus large de 360° pour assurer une connexion stable et fiable avec le couvercle du pistolet de pulvérisation
- Stabilité améliorée du godet au pistolet de pulvérisation
- Cet adaptateur en acier inoxydable offre une durabilité exceptionnelle

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100116972	26032	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-2, 26032	10	Pièce	1	10
7100116970	26033	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-3, 26033	10	Pièce	1	10
7100135830	26005	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-4, 26005	4	Pièce	1	4
7100145003	26035	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-5, 26035	10	Pièce	1	10
7100117060	26036	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-6, 26036	10	Pièce	1	10
7100150735	26038	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-8, 26038	10	Pièce	1	10
7100117057	26039	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-9, 26039	10	Pièce	1	10
7100135943	26022	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-12, 26022	4	Pièce	1	4
7100117058	26044	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-14, 26044	10	Pièce	1	10
7100135934	26102	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-16, 26102	4	Pièce	1	4
7100135925	26119	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-27, 26119	4	Pièce	1	4
7100117067	20480	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-31, 26480	10	Pièce	1	10
7100117041	20573A	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-40A, 20573A	10	Pièce	1	10
7100117068	20587	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-41, 20587	10	Pièce	1	10
7100116971	20677	Adaptateur 3M™ PPS™ Série 2.0, Type S-43, 20677	10	Pièce	1	10

# Solutions de préparation peinture

## Focus

### Kit UV 3M™ PPS™ Série 2.0

Le kit UV PPS™ 3M™ Série 2.0 est une version noire et opaque du kit standard PPS™ 3M™ Série 2.0, conçue pour les matériaux UV photopolymérisables.

- Protégez les matériaux sensibles des rayons UV
- Mesurez, mélangez, filtrez et pulvérissez vos produits en toute facilité
- Utilisez des couvercles, revêtements et capuchons d'étanchéité noirs



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100298478	20730	Kit UV 3M™ PPS™ Série 2.0, Standard, 650 ml, 125 µm, 20730	1	Trousse	1	1
7100298477	26710	Kit UV 3M™ PPS™ Série 2.0, Standard, 650 ml, 200 µm, 26710	1	Trousse	1	1

### Godet sous pression 3M™ PPS™ série 2.0

Le godet sous pression PPS™ 3M™ série 2.0 est un godet rigide pressurisé qui prend en charge et accueille les poches et couvercles jetables PPS™ 3M™ série 2.0, vous permettant ainsi de profiter des avantages de ce produit innovant.

- Prend en charge les poches et couvercles jetables PPS™ 3M™ série 2.0 pour le système de godet sous pression PPS™ 3M™
- Permet aussi d'offrir aux revêtements de protection les avantages du système PPS™ 3M™ série 2.0
- Idéal pour une variété de matériaux liquides à très visqueux (épais)



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100191753	26124	Godet sous pression 3M™ PPS™ série 2.0, Grand 850 ml/Standard 650 ml, 26124	2	Trousse	1	2
7100202755	26121	Godet sous pression 3M™ PPS™ série 2.0, Midi 400 ml/Mini 200 ml, 26121	2	Caisse	1	2

### Support pour pistolet de pulvérisation 3M™ PPS™

Rangez vos pistolets de pulvérisation de manière sûre lorsque vous ne les utilisez pas, grâce au support pour pistolet de pulvérisation PPS™ 3M™. Ce support correctement organisé vous permet de les ranger proprement, tout en les gardant à proximité de votre zone de travail. Cet accessoire très utile est conçu pour inclure un, deux ou quatre pistolets de pulvérisation.

- Placez vos pistolets de pulvérisation à un emplacement sûr
- Gardez vos pistolets à portée de main
- Limitez les coûts d'entretien, grâce à une réduction des dommages et des opérations de maintenance



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000032309	16025	Support pour pistolet de pulvérisation 3M™ PPS™, 16025	12	Pièce	1	12

# Solutions de préparation peinture

## Dévidoir 3M™ PPS™

Organisez votre espace de travail et assurez-vous qu'il reste bien rangé grâce au dévidoir PPS™ 3M™. Le dévidoir pour système PPS™ (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) est une unité de stockage fixée au mur, qui permet aux employés d'accéder facilement aux nouveaux revêtements/couvercles, lesquels sont stockés de manière efficace.



- Distribue des fournitures pour le système PPS™ (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M™
- Accès et chargement par le haut en cas de rechargement de nouvelles fournitures
- Permet de garantir que les fournitures restent propres, bien rangées et non contaminées

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100041780	16219	Dévidoir 3M™ PPS™, Grand et Standard et Midi, 16219	1	Pièce	1	1
7100042072	16299	Dévidoir 3M™ PPS™, Grand et Standard et Midi, 16299	1	Pièce	1	1
7100042777	16298	Dévidoir 3M™ PPS™, Mini, 16298	1	Pièce	1	1

## Kits de poches et couvercles 3M™ PPS™

Les kits de couvercles et poches 3M™ PPS™ (première version - non compatible avec les articles PPS™ 3M™ 2.0) contiennent chacun couvercles jetables avec filtres intégrés pour filtrer la peinture pendant la pulvérisation, ainsi que poches et bouchons d'étanchéité à utiliser avec le système de préparation de peinture 3M™ PPS™. Les kits sont disponibles en quatre tailles pour un éventail de réparations allant de grandes à petites. Le système de préparation de peinture 3M™ PPS™ est un système de peinture complet qui permet au peintre de mesurer, mélanger, filtrer et pulvériser des peintures.



- Conçu uniquement pour une utilisation avec les produits 3M™ PPS™. Non compatible avec les produits 3M™ PPS™ 2.0.
- Les kits contiennent des couvercles jetables avec des filtres microniques, des poches et des bouchons d'étanchéité
- Disponible pour les godets et bagues de serrage 3M™ PPS™ de quatre tailles de 180 ml à 850 ml pour des travaux allant des retouches peinture ponctuelles aux réparations importantes.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100062884	16000	Kits de poches et couvercles 3M™ PPS™, 650 ml, 200 µm, 16000	1	Trousse	1	1
7100067466	16740	Kits de poches et couvercles 3M™ PPS™, Grand, 850 ml, 125 µm, 16740	1	Trousse	1	1
7100067538	16024	Kits de poches et couvercles 3M™ PPS™, Grand, 850 ml, 200 µm, 16024	1	Trousse	1	1
7100069190	16312	Kits de poches et couvercles 3M™ PPS™, Midi, 400 ml, 125 µm, 16312	1	Trousse	1	1
7100068959	16112	Kits de poches et couvercles 3M™ PPS™, Midi, 400 ml, 200 µm, 16112	1	Trousse	1	1
7100067513	16752	Kits de poches et couvercles 3M™ PPS™, Mini, 125 µm, 16752	1	Trousse	1	1
7100067512	16114	Kits de poches et couvercles 3M™ PPS™, Mini, 200 µm, 16114	1	Trousse	1	1
7100067560	16026	Kits de poches et couvercles 3M™ PPS™, Standard, 650 ml, 125 µm, 16026	1	Trousse	1	1

# Solutions de préparation peinture

## Godet et bague de serrage 3M™ PPS™

Notre gamme de godets et colliers PPS™ 3M™ rigides peut contenir des revêtements souples PPS™ (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M™. Disponibles en quatre tailles, ils permettent au spécialiste de mesurer, de mélanger, de filtrer et de pulvériser facilement les matériaux de peinture.



- Ces godets et colliers rigides peuvent accueillir des revêtements pour le système PPS™ (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M™
- Le système PPS™ 3M™ est une solution jetable tout-en-un conçue pour mesurer, mélanger, filtrer et pulvériser des matériaux de peinture
- Ce système permet au spécialiste de la peinture de pulvériser en continu un produit à un angle de 90 ° par rapport à la pièce, quelle que soit l'orientation de cette dernière (même si elle est retournée)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100074890	16023	Godet et bague de serrage 3M™ PPS™, Grand, 850 ml, 16023	4	Trousse	1	4
7100074613	16122	Godet et bague de serrage 3M™ PPS™, Midi, 400 ml, 16122	4	Trousse	1	4
7100074725	16115	Godet et bague de serrage 3M™ PPS™, Mini, 170 ml, 16115	4	Trousse	1	4
7100074831	16001	Godet et bague de serrage 3M™ PPS™, Standard, 650ml, 16001	4	Trousse	1	4

## Adaptateur 3M™ PPS™

L'adaptateur PPS™ 3M™ convertit les pistolets à peinture pour permettre leur utilisation avec le système PPS™ (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M™. Cet adaptateur est tout spécialement conçu pour permettre aux spécialistes de la peinture d'utiliser le système PPS™ avec quasiment tous les modèles de pistolet. Pour utiliser cet adaptateur, retirez le godet existant du pistolet de pulvérisation. Ensuite, insérez l'adaptateur PPS™ adéquat dans ce pistolet.



- Cet adaptateur convertit des pistolets de pulvérisation classiques pour permettre leur utilisation avec le système PPS™ (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M.
- Adaptateur tout spécialement conçu pour permettre aux spécialistes de la peinture d'utiliser le système PPS™ avec quasiment tous les modèles de pistolet
- Cet adaptateur en acier inoxydable offre une durabilité exceptionnelle

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000034249	16032	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 2, 16032	10	Pièce	1	10
7000034250	16033	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 3, 16033	10	Pièce	1	10
7000083620	16034	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 4, 16034	10	Pièce	1	10
7000083621	16035	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 5, 16035	10	Pièce	1	10
7000034251	16036	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 6, 16036	10	Pièce	1	10
7000083622	16037	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 7, 16037	10	Pièce	1	10
7000083623	16038	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 8, 16038	10	Pièce	1	10
7000034253	16039	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 9, 16039	10	Pièce	1	10
7100003288	16017	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 10, 16017	4	Pièce	1	4
7000034254	16042	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 12, 16042	10	Pièce	1	10
7000083625	16043	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 13, 16043	10	Pièce	1	10
7000034255	16044	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 14, 16044	10	Pièce	1	10
7000045760	16046	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 15, 16046	4	Pièce	1	4
7000043152	16742	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 16, 16742	10	Pièce	1	10
7000045761	16105	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 21, 16105	4	Pièce	1	4
7000045762	16106	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 22, 16106	4	Pièce	1	4
7000118473	16119	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 27, 16119	4	Pièce	1	4

# Solutions de préparation peinture

## Adaptateur 3M™ PPS™

L'adaptateur PPS™ 3M™ convertit les pistolets à peinture pour permettre leur utilisation avec le système PPS™ (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M™. Cet adaptateur est tout spécialement conçu pour permettre aux spécialistes de la peinture d'utiliser le système PPS™ avec quasiment tous les modèles de pistolet. Pour utiliser cet adaptateur, retirez le godet existant du pistolet de pulvérisation. Ensuite, insérez l'adaptateur PPS™ adéquat dans ce pistolet.



- Cet adaptateur convertit des pistolets de pulvérisation classiques pour permettre leur utilisation avec le système PPS™ (Paint Preparation System, système de préparation de peinture) 3M.
- Adaptateur tout spécialement conçu pour permettre aux spécialistes de la peinture d'utiliser le système PPS™ avec quasiment tous les modèles de pistolet
- Cet adaptateur en acier inoxydable offre une durabilité exceptionnelle

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000084247	50480	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 31, 50480	10	Pièce	1	10
7000084191	50458	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 32, 50458	10	Pièce	1	10
7000034487	E50573	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 40A, 5073A	10	Pièce	1	10
7000034387	50587	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 41, 50578	10	Pièce	1	10
7000084572	50677	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 43, 50677	10	Pièce	1	10
7000083912	16757	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 47, 16757	10	Pièce	1	10
7000083735	16754	Adaptateur 3M™ PPS™, Type 48, 16754	10	Pièce	1	10

## Kit rechargeable 3M™ PPS™

Le kit rPPS™ 3M™ peut être utilisé en tant que version réutilisable du kit standard PPS™ 3M™. Il permet de réinjecter rapidement et facilement de la peinture dans le réservoir sans avoir à retirer le godet et le revêtement du pistolet.



- Réinjectez efficacement la peinture dans le réservoir sans avoir à retirer le godet et le revêtement du pistolet
- Fourni avec un filtre de 200 µ
- Pour toutes les tâches requérant un filtrage de 125 µ, utilisez un filtre intégré supplémentaire (en plus)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100083560	16743	Kit rechargeable 3M™ PPS™, 16743	1	Trousse	1	1

## Kit UV 3M™ PPS™

Le kit UV PPS™ 3M™ est une version noire et opaque du kit standard PPS™ 3M™, conçue pour les matériaux UV photopolymérisables.



- Protégez les matériaux sensibles des rayons UV
- Mesurez, mélangez, filtrez et pulvériser vos produits en toute facilité
- Utilisez des couvercles, revêtements et capuchons d'étanchéité noirs

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100067511	50730	Kit UV 3M™ PPS™, Standard, 650 ml, 125 µ, 50730	1	Trousse	1	1

# Solutions de préparation peinture

## Godet de pression à rendement élevé de type 3M™ PPS™ pour pistolet 3M™ Accuspray

Le godet de pression à rendement élevé de type PPS™ 3M™ regroupe un godet et un collier rigides sous pression, qui peuvent accueillir des couvercles et revêtements PPS™ 3M™ jetables.



- Ce godet peut recevoir les couvercles et revêtements PPS associés aux godets de pression PPS
- Permet d'obtenir facilement différentes textures de revêtement
- Permet aussi d'offrir aux revêtements de protection les avantages du système PPS

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000119668	16124	Godet de pression à rendement élevé de type 3M™ PPS™ pour pistolet 3M™ Accuspray, Grand, 16124	2	Pièce	1	2
7000119727	16121	Godet de pression à rendement élevé de type 3M™ PPS™ pour pistolet 3M™ Accuspray, Mini, 177 ml, 16121	4	Trousse	1	4

## Godets et couvercles 3M™ PPS™ Type V

Les kits de couvercles et godets de type V 3M™ PPS™ offrent des couvercles et des godets jetables à valve pour les professionnels de la réparation de carrosserie qui préfèrent les systèmes à valve pour la préparation de la peinture et la pulvérisation. Les kits contiennent 50 godets et couvercles et sont disponibles en 2 tailles (Standard 700 ml, et moyenne 400 ml). Les ventouses préassemblées et les couvercles avec filtres pré-soudés réduisent le temps d'installation.



- Pour les peintres professionnels qui préfèrent les godets à événement
- Le format moyen 400 ml est idéal pour les retouches peinture ponctuelles et la réparation de 1 à 2 panneaux ou plus
- La taille standard de 700 ml est idéale pour la réparation de 3 panneaux ou plus

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100231267	16352	Godets et couvercles 3M™ PPS™ Type V, Midi, 400 ml, 125 µm, 16352	1	Trousse	1	1
7100231270	16152	Godets et couvercles 3M™ PPS™ Type V, Midi, 400 ml, 200 µm, 16152	1	Trousse	1	1
7100231271	16360	Godets et couvercles 3M™ PPS™ Type V, Standard, 700 ml, 125 µm, 16360	1	Trousse	1	1
7100231272	16160	Godets et couvercles 3M™ PPS™ Type V, Standard, 700 ml, 200 µm, 16160	16	Trousse	1	1

# Solutions de préparation peinture

## Couvercles 3M™ PPS™ Type V

Les couvercles de type V 3M™ PPS™ sont des couvercles jetables compatibles avec le système de type V 3M™ PPS™, idéal pour les professionnels de la réparation de carrosserie qui préfèrent les systèmes à évent pour la préparation de la peinture et la vaporisation. Les couvercles sont disponibles en 2 tailles de filtre : 125 microns, recommandé pour les peintures à base d'eau et 200 microns. Les couvercles de type V 3M™ PPS™ s'adaptent aux deux tailles de godets (400 ml et 700 ml). Les filtres pré-soudés réduisent le temps d'installation.



- Pour les peintres professionnels qui préfèrent les godets à évent
- Utilisez un adaptateur 3M™ PPS™ compatible avec le pistolet à peinture choisi ou directement sur un pistolet 3M™ Accuspray™
- Les couvercles sont dotés de filtres 200 microns pré-soudés pour les peintures à base de solvant ou de 125 microns pour les peintures à base d'eau

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100231613	16364	Couvercles 3M™ PPS™ Type V, Standard et Midi, 125 µm, 16364	1	Trousse	1	1
7100231582	16164	Couvercles 3M™ PPS™ Type V, Standard et Midi, 200 µm, 16164	1	Trousse	1	1





# Produits de finition

Chaque fois qu'un véhicule sort de votre atelier, c'est l'occasion de montrer votre passion et votre maîtrise de la finition automobile. Grâce aux produits et solutions de finition 3M, reconnus mondialement pour leurs qualités et leurs innovations, vous êtes certain de réaliser un travail plus rapide, propre et professionnel; qui vous garantit plus de productivité, de rentabilité et l'assurance de rendre à son propriétaire un véhicule comme à sa sortie du concessionnaire.

### Solutions pour la protection individuelle

- Masque de protection contre les particules confort P3



- Protection auditive



- Lunette-masques confort



- Ensemble réutilisable



- Gants de sécurité



Sélectionnez l'étape 1a, 1b ou 1c en fonction de la taille de votre réparation. Passez ensuite à l'étape 2 (polissage) et à l'étape 3 (lustrage).

### Défauts sur la zone de ponçage

1a



- Éliminez les grains de poussières avec le disque A5 3M™ Finesse-it™ Trizact™, grain 3000 monté sur l'outil prévu à cet effet.
- Affinez les rayures avec le disque sur mousse 3M™ Trizact™, grain 8000, 75 mm monté sur une ponceuse orbitale.
- Passez directement à l'étape de polissage.**



### Petits défauts sur la zone de ponçage

1b



- Poncez la zone à l'aide d'un disque abrasif de finition à support film 3M™ Hookit™ 260L, grain P1500, 75 mm. Utilisez un disque avec une interface souple. Éliminez tous les défauts du panneau et faites correspondre la texture aux panneaux d'origine adjacents. Essuyez le panneau.
- Affinez les rayures avec une ponceuse orbitale et un disque sur mousse 3M™ Trizact™, grain 3000, 75 mm. Utilisez un disque humide avec une interface souple. Poncez chaque zone 4 à 6 fois.
- Essuyez le panneau. Si des rayures sont encore visibles, poursuivez l'opération.



### Défauts importants sur la zone de ponçage

1c



- Poncez la zone à l'aide d'un disque abrasif de finition à support film 3M™ Hookit™ 260L, grain P1500 - P2000, 150 mm. Utilisez un disque avec une interface souple. Éliminez tous les défauts du panneau et faites correspondre la texture aux panneaux d'origine adjacents. Essuyez le panneau.
- Affinez les rayures avec une ponceuse orbitale et un disque sur mousse 3M™ Trizact™, grain 3000, 150 mm. Utilisez un disque humide avec une interface souple. Passez sur chaque zone 4 à 6 fois.
- Essuyez le panneau. Si des rayures sont encore visibles, poursuivez l'opération.



### Liquide de polissage

2



- Appliquez le liquide de polissage sur le support avec un mouvement circulaire en utilisant le bouchon de la bouteille pour aider à répartir une petite quantité de liquide de polissage sur tout le support. Lors de l'application du liquide de polissage sur un nouveau tampon, il est recommandé de commencer au réglage de vitesse 1 pendant quelques secondes, pour s'assurer que le tampon est chargé uniformément de liquide de polissage avant de commencer la tâche.
- Placez le support à plat sur la surface et commencez à la vitesse 4 pour étaler le liquide de polissage, augmentez la vitesse si besoin. Appliquez une pression minimale vers le bas dans un mouvement en croix nord/sud, est/ouest pour éliminer les rayures/défauts.
- Polissez par petites zones. Une zone d'environ 60 cm x 60 cm est recommandée pour assurer une élimination adéquate des rayures/défauts.
- Utilisez un chiffon ultra doux haute performance 3M™ Perfect-It™ pour enlever le film résiduel de la surface. S'il reste des rayures/défauts, appliquez 4 gouttes de liquide de polissage sur le support et continuez l'opération.
- Assurez-vous que toutes les rayures ont été complètement éliminées. Inspectez la surface en pulvérisant le spray de contrôle de finition 3M™ Perfect-It™ et essuyez avec un chiffon en microfibre propre.
- Remarque :** Nettoyez souvent les tampons avec une brosse de nettoyage pour une performance optimale.



### Liquide de lustrage

3



- Appliquez le liquide de lustrage en cercle près du bord du tampon. Lors de l'application du liquide de lustrage sur un nouvelle mousse, il est recommandé de commencer au réglage de vitesse 1 pendant quelques secondes, pour s'assurer que la mousse est chargée uniformément avant de commencer la tâche.
- Placez la mousse à plat sur la surface et commencez à la vitesse 4 pour étaler le liquide de lustrage. Réduire la vitesse si nécessaire. Appliquez une pression minimale vers le bas dans un mouvement en croix nord/sud, est/ouest pour éliminer les hologrammes/défauts.
- Lustrez par petites zones. Une zone d'environ 60 cm x 60 cm est recommandée pour assurer une élimination adéquate des hologrammes/défauts.
- Utilisez un chiffon ultra doux haute performance 3M™ Perfect-It™ pour enlever le film résiduel de la surface. S'il reste des hologrammes/défauts, appliquez 4 gouttes de liquide de lustrage sur la mousse et continuez le lustrage.



**3M France**  
1 Parvis de l'Innovation  
CS 20203  
95006 Cergy-Pontoise  
France  
Tel : +33 (0)130 31 61 61  
3M.contact.fr@mmm.com  
www.3m.com/fr/repauto

**3M Belgium bvba / sprl**  
Automotive Aftermarket  
Hermeslaan, 7  
1831 Diegem  
Belgique  
Tel: (+32) 2808 17 91  
3M.CDC.bnl@mmm.com  
www.3Mautocarrosserie.be

**3M (Suisse) S.à r.l.**  
Systèmes de Réparation pour l'Automobile  
Eggstrasse 91  
CH-8803 Rüslikon  
Suisse  
Tel: +41 4350 896 58  
3M.PAS.ch@mmm.com  
www.3M-autoinfo.ch

Pour plus d'informations, y compris des informations importantes sur la sécurité et la garantie, concernant les produits 3M Automotive Aftermarket, veuillez consulter le site : [www.3m.fr/aad-info](http://www.3m.fr/aad-info)  
[www.3mbelgique.be/aad-info](http://www.3mbelgique.be/aad-info)  
[www.3msuisse.ch/aad-info](http://www.3msuisse.ch/aad-info)



3M, Finesse-It, Trizact, Hookit et Perfect-It sont des marques de 3M Company. Pensez au recyclage. © 3M 2023. Tous droits réservés.

# Systeme de finition roto-orbital 3M™ Perfect-It™



La finition redéfinie.

UTILISATION

## Présentation du système de finition roto-orbital 3M™ Perfect-It™

- Une gamme complète d'outils, de mousses et de liquides de qualité professionnelle
- Repensée pour l'industrie de la réparation automobile
- Un outil de lustrage facile à utiliser
- Des liquides et des mousses spécialement formulés
- Finis les risques d'hologrammes, de perforations et d'autres écueils courants avec les systèmes de finition rotatifs traditionnels

**Nous avons redéfini la finition de la peinture.**



## 3M™ Lustreuse roto-orbital

- Conception d'outil conviviale et confortable
- Bien équilibrée et facile à utiliser



## 3M™ Mousses pour lustreuse roto-orbital

- Fixation 3M™ Hookit™ à simple face pour un changement facile
- Mousses de polissage et de lustrage disponibles en 130 mm/5 pouces et 150 mm/6 pouces



## 3M™ Liquides de polissage et de lustrage pour système roto-orbital

- La couleur du bouchon de la bouteille correspond à celle du liquide à l'intérieur et à la mousse avec lequel il doit être utilisé
- Efficace sur une variété de finitions de peinture et de vernis



BÉNÉFICES

Une finition uniforme et sans hologramme



La lustreuse roto-orbital Perfect-It™ 3M™ évite les hologrammes, grâce à nos liquides et nos mousses pour le polissage et le lustrage.

Évitez les perforations et les retouches



Oubliez la crainte de perforer vos panneaux fraîchement peints. Conçu pour éviter les retours à la cabine, aucune interruption du temps de cycle et aucune perte de confiance au travail.

Conçu pour tous les niveaux de compétence



Que vous soyez peintre, novice ou expert chevronné, le système de finition roto-orbital 3M™ Perfect-It™ a été conçu pour vous aider à obtenir un résultat lisse et uniforme.

## Solutions de finition roto-orbital



### Processus roto-orbital

Idéal pour :  
- La peinture fraîche et ancienne  
- Tous les types de vernis  
- La réparation de panneaux complets ainsi que de petites surfaces



Pas nécessaire (une étape en moins)

### Processus roto-orbital en 1 étape


Idéal pour :  
- La peinture fraîche et ancienne  
- Tous les types de vernis  
- La réparation de petites et moyennes surfaces



Pas nécessaire (une étape en moins)

### Réparation localisée

Idéal pour :  
- La peinture fraîche  
- Tous les types de vernis  
- Réduire au minimum les zones poncées



Pas nécessaire (deux étapes en moins)

3M™ Finesse-It™ Disque de finition fine 32 mm P3000

Trizact™ 8000

Lustreuse roto-orbital / Lustrage

## SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE

• Masque de protection confort P3 contre les particules



• Protection auditive



• Lunette-masques confort



• Ensemble réutilisable



• Gants de sécurité



### Défauts sur la zone de ponçage



► Éliminez les grains de poussières avec le disque à support film 3M™ Finesse-it™ Trizact™, 32 mm grain 3000 monté sur l'outil prévu à cet effet.



Disques A5 466LA Trizact™ 3000



Mini-ponceuse orbitale 3M™, pression d'air



► Affinez les rayures avec le disque de finition fin 3M™ Trizact™ 443SA, grain 8000, 75 mm monté sur une ponceuse orbitale.



Disques de finition fin 8000 3M™ Trizact™



Festool LEX 3 77

### Défauts sur la zone de ponçage



► Poncez la zone à l'aide d'un disque abrasif de finition Purple 3M™ Hookit™ 260L, grain P1500 - P2000.



3M™ Hookit™ 260L+



Festool LEX 3 150/3



Interface Festool



► Affinez les rayures avec le disque de finition fin 3M™ Trizact™ 443SA, grain 3000, 150 mm monté sur une ponceuse orbitale.



Disques de finition fin 3000 3M™ Trizact™



Disques de finition fin 8000 3M™ Trizact™

► Affinez les rayures avec le disque de finition fin 3M™ Trizact™ 443SA, grain 8000, 150 mm monté sur une ponceuse orbitale.

### Polissage



- Placez une mousse violette sur une lustreuse rotative et mettez-y une petite quantité de liquide de finition 3M™ Perfect-It™ 1 étape.
- Appliquez le produit par passes croisées avec une vitesse de rotation : 600 à 1 400 tr/min.
- Lors du polissage, la mousse doit être gardée à plat en permanence sur la surface pour éviter les sauts. Réduisez la pression vers la fin de l'étape de polissage en vue de faciliter le nettoyage.

Remarque : Plus le revêtement est souple, plus la température est basse et donc plus la vitesse doit être réduite.



Liquide de finition 3M™ Perfect-It™ 1 étape



Tampon en mousse de polissage alvéolé violet 3M™ Perfect-It™ Hookit



Tampon en mousse de polissage alvéolé double face Quick Connect violet 3M™ Perfect-It™



Chiffon microfibre ultra doux 3M™ Perfect-It™ Pink High Performance



Festool SHINEX RAP 150

### Contrôler



► Si les rayures de ponçage formées pendant la première étape de polissage sont toujours visibles une fois que vous avez vérifié la surface, répétez l'étape de polissage.

Remarque : Il est important de supprimer toutes les rayures de ponçage à ce stade, afin d'éviter leur réapparition à la fin du processus de polissage.



Spray de contrôle de finition 3M™ Perfect-It™



Chiffons professionnels d'essuyage 3M™

### Polissage fin



- Polissez à nouveau la zone pour obtenir un fini très lustré, sans avoir à ajouter de traitement à la mousse.
- Appliquez le produit par passes croisées sur la zone et la zone environnante, à une vitesse de rotation comprise entre 600 et 1 400 tr/min.
- Gardez le tampon de polissage à plat sur la surface pour garantir une apparence uniforme et une finition brillante, en réduisant la pression vers la fin de l'étape de polissage.
- Essuyez tout excédent de produit de polissage et inspectez la surface : la plupart des couleurs sont belles, à présent.
- Pour les couleurs critiques (très sombres ou noir), éliminez les hologrammes avec le liquide de polissage 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE et les mousses de polissage bleues.



Liquide de finition 3M™ Perfect-It™ 1 étape



Tampon en mousse de polissage alvéolé violet 3M™ Perfect-It™ Hookit



Tampon en mousse de polissage alvéolé double face Quick Connect violet 3M™ Perfect-It™



3M™ Perfect-It™ Pink High Performance Chiffon microfibre ultra doux

## SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE

• Masque de protection confort P3 contre les particules



• Protection auditive



• Lunette-masques confort



• Ensemble réutilisable



• Gants de sécurité



### Défauts sur la zone de ponçage



► Éliminez les grains de poussières avec le disque à support film 3M™ Finesse-it™ Trizact™, 32 mm grain 3000 monté sur l'outil prévu à cet effet.



Disques A5 466LA Trizact™ 3000



Mini-ponceuse orbitale 3M™, pression d'air



► Affinez les rayures avec le disque de finition fin 3M™ Trizact™ 443SA, grain 6000, 75 mm monté sur une ponceuse orbitale.



Disque de finition fin 3M™ Trizact™ 6000, 75 mm



Raccord IAS Festool LEX 3 77 Festool pour Lex 2/3

### Défauts sur la zone de ponçage



► Poncez la zone à l'aide d'un disque abrasif de finition Purple 3M™ Hookit™ 260L, grain P1500 - P2000.



3M™ Hookit™ 260L+



Festool LEX 3 150/3



Interface Festool



► Poncez la zone avec le disque de finition fin 3M™ Trizact™ 443SA, grain 3000, 150 mm monté sur une ponceuse orbitale.



Disque de finition fin 3M™ Trizact™ 3000, 150 mm



Disque de finition fin 3M™ Trizact™ 6000, 150 mm

► Affinez les rayures avec le disque de finition fin 3M™ Trizact™ 443SA, grain 6000, 150 mm monté sur une ponceuse orbitale.

### Étape de polissage



► Placez une mousse verte sur une lustreuse rotative et mettez-y une petite quantité de produit de traitement 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme.

► Appliquez le produit par passes croisées avec une vitesse de rotation : 600 à 1400 tr/min

► Lors du polissage, la mousse doit être gardée à plat en permanence sur la surface pour éviter les sauts. Réduisez la pression vers la fin de l'étape de polissage en vue de faciliter le nettoyage.

Remarque : Plus le revêtement est souple, plus la température est basse et donc plus la vitesse doit être réduite.



Liquide à polir Fast Cut Plus Extreme 3M™ Perfect-It™



Mousse de polissage verte plate double face 3M™ Perfect-It™ Quick Connect



Mousse de polissage verte alvéolée double face 3M™ Perfect-It™ Quick Connect



Chiffon haute performance 3M™



Festool SHINEX RAP 150

### Contrôler



► Si les rayures de ponçage formées pendant la première étape de polissage sont toujours visibles une fois que vous avez vérifié la surface, répétez l'étape de polissage.

Remarque : Il est important de supprimer toutes les rayures de ponçage à ce stade, afin d'éviter leur réapparition à la fin du processus de polissage.



Spray de contrôle de finition 3M™ Perfect-It™



Chiffons professionnels d'essuyage 3M™

### Étape de polissage fin



► Retirez la mousse et prenez-en une jaune, puis placez une petite quantité de produit Extra Fine Plus 3M™ Perfect-It™ sur la mousse.

► Appliquez le produit par passes croisées sur la zone et la zone environnante, à une vitesse de rotation comprise entre 600 et 1400 tr/min.

► Traitement : Gardez la mousse de polissage à plat sur la surface pour obtenir une finition brillante, en réduisant la pression vers la fin de l'étape de polissage.

► Essuyez tout excédent de produit de polissage et inspectez la surface : la plupart des couleurs sont belles, à présent.



3M™ Perfect-It™ Extra Fine PLUS



Mousse de polissage jaune alvéolée double face 3M™ Perfect-It™ Quick Connect



Chiffon haute performance 3M™ Perfect-It™

### Suppression de l'hologramme (facultatif)



► Mettez du liquide de lustrage Ultrafina SE Perfect-It™ 3M™ sur une mousse bleue montée sur une lustreuse rotative.

► Traitement : - Polissage à faible vitesse : appliquer le produit par passes croisées en recouvrant généreusement toute la zone.

► Essuyez les résidus de polissage avec le chiffon de polissage haute performance bleu Ultrafina 3M™ Perfect-It™ pour prévenir la formation de nouvelles micro-rayures sur la surface.

Conseil : La mousse de polissage doit toujours être humide (avec le liquide de polissage), afin d'appliquer une couche de vernis plus uniforme sur la surface et de prévenir la formation de micro-rayures causées par une mousse sèche.



Liquide de lustrage 3M™ Perfect-It™ Ultrafina



Mousse de polissage bleue alvéolée double face 3M™ Perfect-It™ Quick Connect



Chiffon haute performance 3M™ Perfect-It™

# Produits de finition

## Liquides de polissage

### Focus

### Liquide de polissage pour ponceuse orbitale 3M™ Perfect-It™

Le liquide de polissage orbital 3M™ Perfect-It™ est la formule de polisseur de qualité professionnelle à coupe rapide conçu pour notre système de lustrage orbital 3M™. À utiliser avec nos tampons orbitales 3M™ Perfect It™ pour éliminer rapidement les marques de ponçage de grain 3000 et plus fin. Il fonctionne sur les peintures et les vernis transparents, qu'ils soient frais ou durcis.



- **COUPE RAPIDE** : Le liquide de polissage orbital 3M™ Perfect-It™ élimine rapidement les marques de ponçage de grain 3000 et plus fin sans ajouter de marques d'hologramme, ce qui facilite votre étape de polissage.
- **POLYVALENT** : Fonctionne parfaitement sur les peintures fraîches et durcies pour vous aider à obtenir une finition de qualité optimale.
- **MOINS D'ERREURS** : Sa formule facile à nettoyer vous permet de passer plus rapidement au travail suivant

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100265273	34130E	Liquide de polissage pour ponceuse orbitale 3M™ Perfect-It™, 473 ml, 34130E	12	Bouteille	1	12
7100264084	34131E	Liquide de polissage pour ponceuse orbitale 3M™ Perfect-It™, 946 ml, 34131E	12	Bouteille	1	12

### Focus

### Liquide à polir 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme

3M™ Perfect-It™ Liquide à polir Fast Cut+ Extreme est un liquide abrasif de polissage conçu pour éliminer rapidement les rayures de ponçage après le ponçage avec le disque abrasif 3M 260 L++ P1500, puis le Trizact P3000. À utiliser avec une mousse verte 3M™.



- Performances de polissage exceptionnelles
- 20 à 25 % moins de produit requis qu'un polissage standard avec Fast Cut + ou Fast Cut XL pour le polissage de la même zone.
- Obtenez une finition d'une brillance supérieure

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100136343	51815	Liquide à polir 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme, 1kg, 865ml, 51815	12	Bouteille	1	12

# Produits de finition

## Traitement de décapage rapide 3M™ Perfect-It™

Utilisez le traitement de décapage rapide 3M™ Perfect It™ pour éliminer les rayures de ponçage après les processus de dressage ou de satinage (avec papier de verre pour ponçage humide 260L P1200 3M / P1500 ou 1500 / 2000 de microfinition 3M).

- Utilisez un traitement de nettoyage rapide et facile à appliquer
- Obtenez une action rapide et efficace
- Obtenez une finition lisse et très brillante en association avec un traitement de suivi plus affiné



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100222053	Q09374	Traitement de décapage rapide 3M™ Perfect-It™, 1 L, 09374	12	Bouteille	1	12

## Traitement ultra décapant pour gelcoat 3M™ Perfect-It™

Le traitement ultra décapant pour gelcoat 3M™ Perfect It™ restaure l'éclat des bateaux en éliminant l'oxydation, les rayures, les éraflures et les autres imperfections superficielles du gelcoat. Produit décapant le plus rapide de notre gamme pour le gelcoat, ce traitement élimine les rayures P600 et plus fines et laisse une finition haute brillance idéale pour le lustrage et le cirage.

- Formule pour gelcoat décapante la plus rapide de 3M pour l'élimination des traces liées aux fortes oxydations et des rayures P600
- La formule reste humide plus longtemps pour une durée de vie étendue du produit et un nettoyage simplifié
- Convient à toutes les surfaces en gelcoat, notamment pour les applications industrielles, la marine et les véhicules de loisir



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100085986	36102E	Traitement ultra décapant pour gelcoat 3M™ Perfect-It™, 946 ml, 36102E	12	Bouteille	1	12

## Traitement décapant pour gelcoat 3M™ Perfect-It™ + cire

Le traitement décapant pour gelcoat 3M™ Perfect It™ + cire associe une puissance de décapage moyenne à une cire durable pour un traitement du gelcoat en une étape de qualité professionnelle. Il élimine les défauts et rayures majeures P1000 ou plus fines et laisse une finition cirée brillante qui contribue

- Formule pour gelcoat décapante de 3M pour l'élimination de l'oxydation et des rayures P1000 ou plus fines
- Peut être utilisée pour décaper, lustrer et cirer en une seule étape, réduisant le temps et les efforts nécessaires
- La formule reste humide plus longtemps pour une durée de vie étendue du produit et un nettoyage simplifié



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100094557	36106E	Traitement décapant pour gelcoat 3M™ Perfect-It™ + cire, 946 ml, 36106E	6	Bouteille	1	6

# Produits de finition

## Liquides de lustrage et finition

Focus

### Liquide de lustrage pour système orbital 3M™ Perfect-It™

Obtenez la meilleure finition possible sur toutes les peintures et vernis transparents avec le liquide de lustrage orbital 3M™ Perfect-It™. Ses abrasifs avancés et ses rehausseurs de brillance créent une finition uniforme de qualité optimale. Conçu pour être utilisé avec notre lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™ et le tampon assorti pour les professionnels de la finition et des détails de peinture de tous niveaux qui veulent une finition parfaite sans voile ni hologramme.



- **FINITION, REDÉFINIE** : Arrêtez de lutter contre les hologrammes et la brume - passez votre temps de polissage à perfectionner la brillance avec le liquide de lustrage orbital 3M™ Perfect-It™, qui fait partie du système de lustrage orbital Perfect-It™ 3M™.
- **RÉSULTATS UNIFORMES** : Produit des résultats prévisibles de qualité optimale grâce à une combinaison exclusive d'abrasifs avancés et d'amplificateurs de brillance.
- **SIMPLE À UTILISER** : Le liquide de lustrage orbital 3M™ Perfect-It™ offre une finition brillante pour les techniciens de tout niveau de compétence dans les ateliers de carrosserie et de finition professionnels lorsqu'il est utilisé dans le cadre du système de lustrage orbital 3M™ Perfect-It™.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100265260	34133E	Liquide de lustrage pour système orbital 3M™ Perfect-It™, 473 ml, 34133E	12	Bouteille	1	12
7100263832	34134E	Liquide de lustrage pour système orbital 3M™ Perfect-It™, 946 ml, 34134E	12	Bouteille	1	12

### Liquide de finition 1 étape 3M™ Perfect-It™

Le liquide de finition 3M™ Perfect-It™ 1 étape est un liquide de finition haute performance à action rapide conçu pour éliminer les rayures provoquées par les abrasifs 3M™ Trizact™ 8000 et plus fins, en offrant une finition en 1 étape sur la plupart des couleurs. Il fournit la coupe d'un liquide de polissage et la finition optimale d'un liquide de lustrage.



- Éliminez facilement les rayures créées par le disque 3M™ Trizact™ 8000 pour une finition brillante
- Il offre une finition en 1 étape sur la plupart des couleurs après l'utilisation du disque 3M™ Trizact™ 8000
- La formulation base eau permet un temps de travail plus long sans séchage

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100193753	33039	Liquide de finition 1 étape 3M™ Perfect-It™, 1 Kg, 33039	12	Bouteille	1	12

Focus

### Lustrage extra fin plus 3M™ Perfect-It™

Le traitement extra fin plus 3M™ Perfect It™ est un traitement de finition haute qualité, conçu spécifiquement pour les systèmes de peinture de type enduit, résistants aux rayures et modernes.

- Éliminez les rayures de ponçage et des traitements plus grossiers
- Spécifiquement conçu pour les systèmes de vernis antirayures
- Produit central dans le procédé de polissage par code couleur 3M



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100224682	80349	Lustrage extra fin plus 3M™ Perfect-It™, 1L, 80349	12	Bouteille	1	12

QMC = Quantité Minimum de Commande, QMV = Quantité Minimum de Vente, UV = Unité de Vente

# Produits de finition

## Focus

### Liquide de polissage 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE

Utilisez le liquide de lustrage ultra fin SE 3M™ Perfect It™ avec nos lustreuses, pour une finition d'une brillance exceptionnelle des véhicules, sans marques en spirale ni hologrammes. Conçu pour être utilisé dans la phase finale de notre processus de code couleur pour vous permettre d'atteindre un résultat final optimal et d'accélérer le nettoyage ultérieur.

- Obtenez une finition exceptionnelle, sans imperfections et haute brillance
- Nettoyage rapide et facile
- Utilisez un produit simple d'emploi et minimisant les pertes



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100224683	50383	Liquide de polissage 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE, 1 L, 50383	12	Bouteille	1	12

### Traitement fin 3M™ Perfect-It™

Le traitement fin 3M™ Perfect It™ est un traitement moins puissant, agissant rapidement et qui partage la même formule chimique 3M que le traitement de décapage rapide 3M™ Perfect It™. Il constitue une très bonne deuxième étape après application du puissant traitement de décapage rapide.

- Appliquez un produit facile à utiliser et polyvalent, plébiscité par les professionnels
- Offre une finition très brillante
- Facile à retirer des surfaces



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100095151	Q09375	Traitement fin 3M™ Perfect-It™, 1 L, 09375	1	Bouteille	1	12

### Liquide de lustrage des machines 3M™ Perfect-It™

Utilisez le liquide de lustrage des machines 3M™ Perfect It™ avec les tampons de lustrage en mousse 3M™ Perfect It™ pour éliminer rapidement les marques en spirale de traitement et obtenir une finition très brillante. Notre liquide de lustrage hautes performances est facile à utiliser et garantit un nettoyage rapide et efficace.

- Liquide de lustrage hautes performances
- Conçu pour éliminer les marques en spirale de traitement et d'autres imperfections superficielles mineures
- Simplicité d'emploi et facilité de nettoyage



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100095152	Q09376	Liquide de lustrage des machines 3M™ Perfect-It™, 1 L, 09376	12	Bouteille	1	12

# Produits de finition

## Cire de brillance rose 3M™

Appliquez la cire de brillance rose 3M™ manuellement ou à l'aide d'une machine pour une brillance profonde exceptionnelle, sans imperfections, ainsi qu'une protection et une finition à la cire durable.

Notre liquide de lustrage ne décolore pas les parties noires en caoutchouc. Vous obtiendrez un nettoyage parfait pour les petites ou les grandes surfaces. Un produit indispensable dans tout kit de nettoyage ou de restauration de véhicule.

- Cire à base de polymères de silicone pour une haute brillance et une protection durable
- Nettoyage exceptionnel sur les petites ou les grandes surfaces
- Fonctionne efficacement pour un nettoyage facile des petites ou des grandes surfaces



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000083979	80345	Cire de brillance rose 3M™, 1L, 80345	12	Bouteille	1	12

## Vernis de finition 3M™ Perfect-It™

Utilisez le vernis de finition 3M™ Perfect It™ pour une brillance protectrice élevée et durable sur les surfaces peintes retouchées ou d'origine dont la finition a été réalisée avec le système de finition de peinture Perfect-it.

Appliquez notre vernis manuellement à l'aide d'un chiffon doux ou, pour plus d'efficacité, appliquez-le manuellement avec une ponceuse double action.

- Obtenez une protection brillante durable des surfaces peintes récentes ou d'origine
- Facile à utiliser manuellement ou avec une machine
- Lustre élevé



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100095153	Q09377	Vernis de finition 3M™ Perfect-It™, bouchon Rouge, 1L, 09377	12	Bouteille	1	12

## Liquide de lustrage légèrement décapant pour gelcoat 3M™ Perfect-It™ + cire

Le liquide de lustrage légèrement décapant pour gelcoat 3M™ Perfect It™ + cire est formulé pour éliminer rapidement l'oxydation légère à moyenne, les rayures légères, les marques en spirale et d'autres imperfections mineures du gelcoat. Ce traitement élimine les rayures P1500 ou plus fines, et laisse une finition cirée lustrée, sans spirale, même sur les gelcoats de couleur sombre.

- La formule pour gelcoat décapante de 3M pour éliminer l'oxydation légère à moyenne et les rayures, issue d'une gamme complète de produits 3M™ Perfect It™ pour la finition de gelcoat
- Élimine les marques en spirale, même sur les gelcoats sombres difficiles
- Peut être utilisée pour décaper, lustrer et cirer en une seule étape, réduisant le temps et les efforts nécessaires



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100094555	36110E	Liquide de lustrage légèrement décapant pour gelcoat 3M™ Perfect-It™ + cire, 946 ml, 36110E	6	Bouteille	1	6

# Produits de finition

## Liquide à polir & cire spéciale gelcoat 3M™ Perfect-It™

3M™ Perfect-It™ liquide à polir & cire spéciale gelcoat est un produit de traitement et de polissage de qualité professionnelle, spécialement créé pour les applications de gelcoat.

- Élimine les rayures P1000 et plus fines sur le gelcoat
- Laisse une finition brillante et fine (même sur un gelcoat de couleur plus foncée)
- La formule reste humide plus longtemps pour une durée de vie étendue du produit et un nettoyage simplifié



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100237607	30344E	Liquide à polir & cire spéciale gelcoat 3M™ Perfect-It™, 946 ml, 30344E	6	Bouteille	1	6

## Cire pour bateaux 3M™ Perfect-It™

La cire pour bateaux 3M™ Perfect It™ est l'étape de brillance finale pour obtenir une finition pour applications marines véritablement professionnelle. Sa combinaison de cire de carnauba pure du Brésil, de silicones, de polymères et de résines offre une brillance extraordinaire et assure une durabilité contre les éléments. Cette formule à la cire liquide est facile à appliquer et est efficace même sur les surfaces chaudes. Elle est sécurisée pour le gelcoat, la peinture, la fibre de verre et le métal.

- Une excellente étape finale pour tout processus où une finition cirée est recommandée
- Contient de la cire de carnauba pour une finition cirée brillante et pure
- Protège le gelcoat, la peinture, la fibre de verre et les métaux contre les éléments.



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100094553	36113E	Cire pour bateaux 3M™ Perfect-It™, 946 ml, 36113E	6	Bouteille	1	6

# Produits de finition

## Mousses de polissage, lustrage et finition

### Focus

### Peau de mouton pour système orbital 3M™ Perfect-It™

Obtenez la meilleure finition possible sur une variété de peintures et de vernis transparents à l'aide des peaux de mouton en laine 3M™ Perfect-It™. Conçu pour fonctionner avec le système de polissage orbital 3M™ Perfect-It™, il offre la coupe que vous souhaitez sans créer de voile, de marques ou d'hologrammes.



- **FINITION, REDÉFINIE** : Ne faites plus l'expérience des hologrammes ou de perforations avec les peaux de mouton en laine 3M™ Perfect-It™ et le liquide de polissage orbital 3M™ Perfect-It™ assorti.
- **RÉSULTATS UNIFORMES** : Faites l'expérience d'une finition pratiquement sans défaut sans crainte de perforation sur vos panneaux fraîchement peints. Conçu pour éviter les retours à la cabine, aucune interruption du temps de cycle et aucune perte de confiance au travail.
- **DEUX TAILLES ET GRAINS** : Disponible en diamètres de 5"/130 mm et 6"/150 mm en grossier et moyen pour s'adapter à la lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100286952	34120	Peau de mouton pour système orbital 3M™ Perfect-It™, Blanche, 130 mm, 34120	6	Sac	1	6
7100286950	34121	Peau de mouton pour système orbital 3M™ Perfect-It™, Blanche, 130 mm, 34121	6	Sac	1	6
7100286951	34124	Peau de mouton pour système orbital 3M™ Perfect-It™, Blanche, 150 mm, 34124	6	Sac	1	6
7100286947	34125	Peau de mouton pour système orbital 3M™ Perfect-It™, Blanche, 150 mm, 34125	6	Sac	1	6

### Focus

### Tampon de lustrage orbital en mousse 3M™ Perfect-It™

Obtenez la meilleure finition possible sur une variété de peintures et de vernis transparents à l'aide des tampons de lustrage orbitales en mousse 3M™ Perfect-It™. Conçu pour fonctionner avec le système de polissage orbital 3M™ Perfect-It™, il offre la coupe que vous souhaitez sans créer de voile, de marques ou d'hologrammes.



- **FINITION, REDÉFINIE** : Ne faites plus l'expérience des hologrammes ou de perforations avec les tampons de lustrage orbital en mousse 3M™ Perfect-It™ et le liquide de polissage orbital 3M™ Perfect-It™ assorti.
- **RÉSULTATS UNIFORMES** : Faites l'expérience d'une finition pratiquement sans défaut sans crainte de perforation sur vos panneaux fraîchement peints. Conçu pour éviter les retours à la cabine, aucune interruption du temps de cycle et aucune perte de confiance au travail.
- **COUPE RAPIDE** : Le tampon de lustrage orbital en mousse 3M™ Perfect-It™ élimine rapidement les marques de ponçage de grain 3000 et plus fin sans ajouter de marques d'hologramme, ce qui facilite votre étape de polissage.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100286949	34122	Tampon de lustrage orbital en mousse 3M™ Perfect-It™, 130 mm, Blanche, 34122	6	Sac	1	6
7100286948	34126	Tampon de lustrage orbital en mousse 3M™ Perfect-It™, 150 mm, Blanche, 34126	6	Sac	1	6

# Produits de finition

Focus

## Mousse de lustrage orbital 3M™ Perfect-It™

Obtenez la meilleure finition possible sur une variété de peintures et de vernis transparents avec la mousse de lustrage en mousse de finition orbitale 3M™ Perfect-It™, qui fait partie du système de finition orbitale Perfect-It™ 3M™. Il est conçu pour être utilisé par les professionnels de la finition et des détails de peinture de tous niveaux qui veulent une finition de qualité optimale sans voile ni hologrammes.



- **RÉSULTATS UNIFORMES** : Faites l'expérience d'une finition pratiquement sans défaut sans crainte de perforation sur vos panneaux fraîchement peints. Conçu pour éviter les retours à la cabine, aucune interruption du temps de cycle et aucune perte de confiance au travail.
- **SIMPLE À UTILISER** : La mousse de lustrage orbital 3M™ Perfect-It™ offre une finition brillante pour les techniciens de tout niveau de compétence dans les ateliers de carrosserie et de finition professionnels lorsqu'il est utilisé dans le cadre du système de lustrage orbital 3M™ Perfect-It™.
- **ROBUSTE** : Cette interface en mousse ferme sont conçus pour résister au mouvement circulaire et oscillant de la lustreuse orbitale Perfect-It™ 3M™ tout en étant suffisamment flexible pour suivre les contours d'un véhicule.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100286964	34123	Mousse de lustrage orbital 3M™ Perfect-It™, 130 mm, Violette, 34123	6	Sac	1	6
7100286963	34127	Mousse de lustrage orbital 3M™ Perfect-It™, 150 mm, Violette, 34127	6	Sac	1	6

## Mousse de finition 1 étape 3M™ Perfect-It™

Les mousses de finition violettes 3M™ Perfect-It™ 1 étape sont nos mousses les plus performantes, idéales pour réduire les rayures de 3M™ Trizact™ 8000 en une seule étape. À utiliser en combinaison avec 3M™ Perfect-It™ Famous Finish pour obtenir des résultats optimaux.



- Idéal pour une utilisation avec le 3M™ Perfect-It™ Famous Finish
- Pour une performance optimale, utilisez une vitesse de rotation entre 800 et 1400 tr/min
- Une mousse alvéolée permet de réduire l'échauffement sur la surface

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100203934	33033	Mousse de finition 1 étape 3M™ Perfect-It™, Violette, 80 mm, 33033	20	Pièce	4	20
7100205187	33042	Mousse de finition 1 étape 3M™ Perfect-It™, Violette, 150 mm, 33042	10	Pièce	2	10

# Produits de finition

## Focus

### Mousse de polissage 3M™ Perfect-It™

Les mousses de polissage 3M™ Perfect-It™ sont les tampons les plus performants de 3M pour atténuer les rayures de ponçage, effectuer un polissage à vitesse lente, une rectification, etc. Le motif de la face en mousse offre plus de contact de surface, retient mieux le composé et réduit les pertes. Les tampons à double face fonctionnent avec les adaptateurs Quick Connect 3M™ sur les lustreuses rotatives ; les tampons à une face fonctionnent avec le système Hookit™ pour des changements faciles.



- Nos mousses de polissage les plus performants
- Fonctionne avec les systèmes de fixation 3M™ Hookit™ et Quick Connect pour des changements faciles
- La construction en mousse retient le liquide de polissage et évite les pertes pour des résultats plus rapides et plus propres

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100008771	Q05737	Mousse de polissage 3M™ Perfect-It™, Blanc, alvéolé, 203 mm, 05737	6	Pièce	1	6
7000032308	Q09550	Mousse de polissage 3M™ Perfect-It™, Orange, plat, 150 mm, 09550	10	Pièce	2	10
7000032139	50499	Mousse de polissage 3M™ Perfect-It™, Vert, alvéolé, 75 mm, 50499	20	Pièce	4	20
7000032137	50487	Mousse de polissage 3M™ Perfect-It™, Vert, plat, 150 mm, 50487	10	Pièce	2	10
7100094551	50962	Mousse de polissage 3M™ Perfect-It™, système Quick Connect, Vert, alvéolé, 150 mm, 50962	6	Pièce	1	6
7100094455	50874	Mousse de polissage 3M™ Perfect-It™, système Quick Connect, Vert, alvéolé, 216 mm, 50874	6	Pièce	1	6
7100094458	50878	Mousse de polissage 3M™ Perfect-It™, système Quick Connect, Vert, plat, 150 mm, 50878	6	Pièce	1	6

## Focus

### Tampon de lustrage en mousse 3M™ Perfect-It™

Le Tampon de lustrage en mousse 3M™ Perfect-It™ souple est utilisé pour polir les fines rayures créées par les étapes de lustrage. La face gaufrée vous offre une plus grande surface de contact que les tampons à surface plane sur les surfaces profilées, minimise l'accumulation de chaleur pendant le polissage et aide à éliminer les hologrammes. La mousse aide également à retenir le liquide de polissage et à limiter les pertes.



- Procure une surface lisse pour l'application de liquides de polissage 3M
- La face gaufrée offre une surface de contact lisse, pour une manipulation uniforme sur les courbes sans accumulation excessive de chaleur
- Élimine rapidement les hologrammes de lustrage lorsqu'il est utilisé avec le système à code couleur 3M™ Perfect-It™.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100003842	Q05738	Tampon de lustrage en mousse 3M™ Perfect-It™, Noire, alvéolée, 203 mm, 05738	6	Pièce	1	6
7100094457	50879	Tampon de lustrage en mousse 3M™ Perfect-It™, système Quick Connect, Jaune, alvéolée, 150 mm, 50879	6	Pièce	1	6

# Produits de finition

## Focus

### Mousse de lustrage ultra fin 3M™ Perfect-It™

Notre tampon de lustrage ultra fin 3M™ Perfect It™ permet d'éliminer les marques en spirale des surfaces peintes, même sur les voitures de couleur sombre. Doté d'une conception faciale gaufrée unique qui retient le liquide de lustrage, ce tampon applique le lustrage uniformément sans excès qui pourrait causer des ondulations sur la finition.



- Bénéficiez d'une brillance élevée sur des finitions de peinture de couleur sombre
- Utilisé pour éliminer les marques en spirale et appliquer des finitions haute brillance
- La face gaufrée fournit une surface de contact suffisante tout en retenant le liquide de lustrage

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000060159	50457	Mousse de lustrage ultra fin 3M™ Perfect-It™, Bleu, alvéolée, 75 mm, 50457	20	Pièce	4	20
7000032123	50388	Mousse de lustrage ultra fin 3M™ Perfect-It™, Bleu, alvéolée, 150 mm, 50388	10	Pièce	2	10
7100094459	50880	Mousse de lustrage ultra fin 3M™ Perfect-It™, Bleu, alvéolée, 150 mm, 50880	6	Pièce	1	6
7000060134	50389	Mousse de lustrage ultra fin 3M™ Perfect-It™, Bleu, alvéolée, 203 mm, 50389	5	Pièce	1	5

## Focus

### Mousse de lustrage 3M™ Perfect-It™

Utilisez le tampon de lustrage 3M™ Perfect It™ pour un lustrage plus fin et plus doux et pour un moyen plus efficace d'obtenir une finition d'une brillance exceptionnelle dans les travaux de réparation. Il permet d'obtenir une finition parfaite rapidement et efficacement.




- Obtenez une finition sans hologramme
- Bénéficiez d'un excellent rapport qualité-prix grâce à la mousse gaufrée durable
- Obtenez une efficacité de lustrage optimale

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000061475	50536	Mousse de lustrage 3M™ Perfect-It™, Jaune, alvéolée, 75 mm, 50536	20	Pièce	4	20
7000032138	50488	Mousse de lustrage 3M™ Perfect-It™, Jaune, alvéolée, 150 mm, 50488	10	Pièce	2	10

### Tampon de lustrage haute brillance 3M™ Perfect-It™

Utilisez la mousse de lustrage haute brillance Perfect-It™ 3M™ pour éliminer les marques en spirale et obtenir une brillance optimale lors de la rénovation de peintures.



- Éliminez les marques en spirale et les rayures
- Réparez les imperfections plus facilement et de manière optimale
- Obtenez une efficacité de lustrage optimale

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000032135	09378	Tampon de lustrage haute brillance 3M™ Perfect-It™, Noire, 150 mm, 09378	10	Pièce	2	10

# Produits de finition

## Tampon de lustrage en laine 3M™

Utilisez le tampon de polissage en laine 3M™ pour éliminer rapidement les rayures et les marques en spirale lors des rénovations de carrosserie, et pour une finition exceptionnelle sur toutes les surfaces, notamment les surfaces composites. Notre tampon à une seule face avec système Hookit™ 3M™ permet des remplacements rapides. Notre tampon double face garantit un contact avec la surface ferme, facile à centrer et homogène.



- Éliminez les petites imperfections de la peinture, notamment les marques en spirale liées au traitement
- Bénéficiez d'un décapage rapide pour des résultats optimaux
- Les tampons à bords souples double face protègent la carrosserie et les lignes de style

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100015449	Q05705	Tampon de lustrage en laine 3M™, 229 mm, double face, 05705	6	Pièce	1	6

## Tampon de traitement en laine 3M™

Utilisez le tampon de traitement en laine 3M™ avec les traitements et systèmes d'attache 3M pour le traitement sur les peintures et les surfaces claires et composites. Faites votre choix entre le 100 % ou un mélange de laine 60/40 pour un éventail de tâches. Utilisez notre système d'attache Hookit™ pour des remplacements rapides. Obtenez une finition impeccable.



- Éliminez les rayures de ponçage de finition, ainsi que d'autres défauts superficiels de la peinture
- Tampon de traitement de décapage rapide
- La conception en brins de laine sans torsion améliore la manutention sur les grandes surfaces

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100015405	Q05704	Tampon de traitement en laine 3M™, 203 mm, 05704	6	Pièce	1	6

## Tampon de traitement en laine non pelucheuse 3M™ Perfect-It™

Utilisez le tampon de traitement en laine non pelucheuse 3M™ Perfect It™ ultra performant pour un résultat plus précis lors de l'affinage des rayures sur les finitions des véhicules, sans produire de peluches. Notre tampon de décapage rapide double face est à 100 % constitué de laine non pelucheuse avec une conception Quick Connect. Utilisez-le avec les traitements 3M et l'adaptateur Quick Release 05752/33271.



- Élimine les rayures de ponçage de finition, ainsi que d'autres défauts superficiels de la peinture.
- Moyen rapide et facile d'attacher les tampons de lustrage aux lustreuses
- Obtenez une efficacité de lustrage optimale

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100145353	33279	Tampon de traitement en laine non pelucheuse 3M™ Perfect-It™, 203 mm, 33279	6	Pièce	1	6

# Produits de finition

## Focus

### Adaptateur Quick Connect 3M™ Perfect-It™

L'adaptateur Quick Connect Perfect-It™ 3M™ facilite la fixation ou le détachement des peaux de polissage double face sur les lustreuses rotatives. Notre adaptateur ultra résistant fait gagner du temps et des efforts dans un atelier de carrosserie en accélérant et simplifiant le remplacement des tampons. Filetage 5/8" ou M14.

- Permet de remplacer rapidement les tampons de lustrage
- Facilite le passage des tampons de traitement aux tampons de lustrage
- Assure une connexion fiable entre le tampon et la lustreuse



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100141852	Q05752	Adaptateur Quick Connect 3M™ Perfect-It™, 5/8 in, 05752	10	Pièce	1	10
7100086812	33271	Adaptateur Quick Connect 3M™ Perfect-It™, M14, 33271	10	Pièce	1	10

### Patin de support 3M™ Perfect-It™

Le patin de support 3M™ Perfect It™ est conçu pour une attache simple, un retrait rapide et un centrage précis des tampons de traitement ou de lustrage. Nous avons utilisé le système d'attache Hookit™ 3M™ pour ces patins, afin d'améliorer la commodité et de stimuler la productivité avec un remplacement rapide des disques abrasifs.

- Le patin de support soutient les tampons de traitement ou de lustrage à une seule face.
- Attachez fermement et retirez facilement les tampons de traitement ou de lustrage
- Centrez précisément les tampons de traitement ou de lustrage



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000038365	Q09553	Patin de support 3M™ Perfect-It™, 125 mm, 15,8 mm (5/8 in), 09553	5	Pièce	1	5
7000038364	Q09552	Patin de support 3M™ Perfect-It™, 125 mm, M14, 09552	5	Pièce	1	5

### Plateau de polisseuse Perfect-It™ 3M™

Le plateau de polisseuse Perfect-It™ 3M™ est conçu pour être utilisé comme plateau pour les systèmes de polissage 3M de 75 mm.

- Fonctionne avec la gamme de code couleur des tampons en mousse 3M
- Utilisé avec la lustreuse de satinage 3M™ Perfect It™
- Tampon de support haute qualité



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000060283	P07652	Plateau de polisseuse Perfect-It™ 3M™, 75 mm, 07652	5	Pièce	1	5

# Produits de finition

Focus

## Plateau de lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™

Obtenez des performances optimales avec le plateau pour lustreuse orbitale Perfect-It™ 3M™ pour votre lustreuse orbitale Perfect-It™ 3M™. Ces interfaces aident les tampons et les mousses de lustrage orbital Perfect-It™ 3M™ à rester fermement fixées à la lustreuse, ce qui permet de maximiser votre productivité. Fixation facile à une vis.



- **PERFORMANCES DE POINTE** : Le plateau pour lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™ aide les crèmes durcissantes et de polissage à donner le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils sont utilisés avec la lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™.
- **MISE EN PLACE FACILE, AJUSTEMENT PARFAIT** : L'interface de support pour lustreuse orbitale Perfect-It™ 3M™ utilise l'accessoire Hookit™ 3M™ pour une fixation rapide des tampons de traitement et de polissage - en les maintenant fermement en place.
- **INSTALLATION RAPIDE** : L'interface de support pour lustreuse orbitale Perfect-It™ 3M™ se fixe à la lustreuse avec une seule vis et une clé Allen.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100265258	34128	Plateau de lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™, 130 mm, 34128	5	Pièce	1	5
7100265259	34129	Plateau de lustreuse orbitale 3M™ Perfect-It™, 150 mm, 34129	5	Pièce	1	5

## Adaptateurs 3M™ pour lustreuses

Adaptateur pour lustreuses d'arbre 5/8", adapté à l'emploi avec les tampons de lustrage double face à visser 3M™.



- Adapté à l'emploi avec les lustreuses à arbre rotatif 5/8"
- Dissipe les craintes liées aux filetages exposés lors de l'utilisation
- Élimine le risque de rayure des véhicules lors de l'utilisation de tampons double face à visser 3M

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100017371	Q05710	Adaptateurs 3M™ pour lustreuses, 05710	10	Pièce	1	10

# Produits de finition

## Guide de ponçage

### Le Guide de ponçage 3M™

Le couche-guide à sec 3M™ permet de souligner les imperfections d'une surface. Son utilisation ne nécessite aucun masquage préalable. Une fois qu'il est appliqué, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il sèche. Il souligne les défauts tels que les petits orifices dans un mastic de finition ou les rayures profondes dans un primaire.

- Utilisez-le pour mettre en lumière les imperfections d'une surface, tels que les petits orifices dans un mastic de finition ou les rayures profondes dans un primaire.
- Aucun masquage n'est requis
- Peut être utilisé dans les applications de ponçage à sec ou humide



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000086677	09560	Le Guide de ponçage 3M™, Noir, 50 g, 09650	10	Pièce	1	10
7000034533	50416	Le Guide de ponçage 3M™, Orange, 50 g, 50416	10	Pièce	1	10
7000034531	Q09561	Le Guide de ponçage 3M™, applicateur, 09651	5	Pièce	1	5
7100010304	KIT09560	Le Guide de ponçage 3M™, x2 plus kit d'application, 51362	6	Trousse	1	6

### Spray de contrôle de finition 3M™ Perfect-It™

Le spray de contrôle de finition 3M™ Perfect It™ est un nettoyant destiné aux surfaces de peinture, utilisé pour vérifier la progression du processus de polissage.

- Aérosol en spray
- Permet de vérifier la progression entre deux étapes de traitement
- Permet de retirer les traces de composé



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100113682	55535	Spray de contrôle de finition 3M™ Perfect-It™, 500 ml, 55535	12	Bidon	1	12





# Solutions de masquage

Seulement les professionnels exigeants utilisent des produits de masquage de la plus haute qualité pour effectuer un travail net et exempt de défauts. Les solutions de masquage 3M vous permettent de contrôler la poussière et les excès de pulvérisation, en vous aidant à garder votre cabine de peinture et votre travail propres. N'optez pas pour une solution bon marché qui finira pour vous coûter plus cher... Augmentez la productivité de vos processus de masquage grâce à nos solutions et produits 3M.

## SOLUTIONS POUR LA PROTECTION INDIVIDUELLE

• Masque de protection contre les particules confort P3



• Lunette-masques confort



• Ensemble réutilisable



### 1 Nettoyage de la surface



- ▶ Dégraissez la surface à l'aide d'un produit vendu par le fabricant de peinture ou d'un autre produit recommandé. Suivez toujours les instructions du fabricant



Chiffons professionnels d'essuyage 3M™

### 2 Revêtement partiel de la voiture



- ▶ Recouvrez le véhicule dès que possible, afin de limiter le risque de contamination par l'environnement environnant.



3M™ Purple Premium  
Film de masquage intégral PLUS  
4 m x 150 m,  
5 m x 120 m,  
6 m x 120 m



Cutter Premium 3M™

### 3 Revêtement préalable



- ▶ Préparez la zone pour l'application de la peinture, en prévoyant un espace suffisant pour créer des transitions fluides et éviter les bords durs.
- ▶ Découpez le film de masquage afin d'atteindre la taille appropriée et fixez-le au contour du masquage à l'aide de rubans de masquage 3M.



Ruban de masquage en mousse à bords souples PLUS 3M™



Ruban de masquage des garnitures 3M™

### 4 Revêtement grossier pour l'application de primaire



- ▶ Pour de meilleurs résultats, appliquez le ruban de transition souple 3M™ sur le ruban de masquage 3M pour assurer une transition uniforme des bords du primaire.

Remarque : Évitez de former des bords durs lors du masquage du primaire. En effet, des gonflements peuvent apparaître sur la surface en raison de la concentration de solvants sur les bords du ruban.




Ruban de transition lisse 3M™

### 5 Revêtement fin - préparation pour l'application de peinture



- ▶ Avant d'appliquer les revêtements de base et transparents, continuez de découper le film de masquage et fixez-le sur le masquage des ouvertures et des contours précédents.

- ▶ Ponçage de l'apprêt.



Ruban de masquage 3030 3M™ Scotch®



Ruban de masquage 3434 3M™ Scotch®.

### 6 Masquage final (détails) avant l'application de peinture - fixation des pièces



- ▶ Dégraissez la surface et les panneaux adjacents si nécessaire.
- ▶ Masquez d'autres zones, telles que les caoutchoucs, les garnitures, etc.



Ruban de masquage fin 471+ 3M™

### 7 Démasquage



- ▶ Pour un résultat optimal, retirez les rubans et le film de masquage dès que la voiture est sortie du four et pendant qu'elle est toujours chaude
- ▶ Retirez toujours le ruban de masquage en le tirant à un angle droit par rapport à la surface. En utilisant un autre angle, vous risquez de laisser des résidus d'adhésif sur la surface

Conseil : Il est judicieux d'utiliser les rubans de masquage Premium car ils sont moins susceptibles de laisser des résidus d'adhésif ou de ruban sur l'argent

# Solutions de masquage

## Films de masquage

### Film de masquage intégral 3M™

Protégez les parties du véhicule que vous ne voulez pas vaporiser avec le film de masquage transparent 3M™. Notre film de masquage est un revêtement en polyéthylène transparent haute densité, conçu pour adhérer de manière statique à la surface du véhicule et la protéger de la survaporisation de peinture.

- Pas d'écaillage de la peinture ou l'apprêt
- L'adhérence statique assure un masquage complet
- Application simple par une seule personne



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000033027	Q07838	Film de masquage intégral 3M™, Transparente, 4 m x 150 m, 07838	1	Rouleau	1	1
7000033062	80110	Film de masquage intégral 3M™, Transparente, 5 m x 120 m, 80110	1	Rouleau	1	1

### Focus

### Film de masquage premium plus violet 3M™

Luttez contre les empreintes d'humidité ou les ombres sur les surfaces des véhicules peints avec le film de masquage premium plus violet 3M™. Notre film de masquage est une bâche en plastique haute densité premium dotée de propriétés d'adhérence supérieures aux véhicules.

- Utilisez le film pour lutter contre les empreintes et les ombres sur les surfaces des véhicules peints.
- Film durable transparent, haute densité et résistant aux déchirures formulé pour fournir une excellente adhérence aux survaporisations de peinture
- Bénéficiez d'une amélioration de la manipulation et de l'adhérence aux véhicules



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000033093	50988	Film de masquage premium plus Violet 3M™, 4 m x 150 m, 50988	1	Rouleau	1	1
7000071806	50989	Film de masquage premium plus Violet 3M™, 5 m x 120 m, 50989	1	Rouleau	1	1

# Solutions de masquage

## Outils d'installation de films

### Cutter pour film de masquage intégral 3M™

Découpez facilement et rapidement le film de masquage à l'aide du cutter pour film de masquage transparent 3M™. Notre cutter présente une lame sécurisée de haute qualité, conçue pour découper le film de masquage transparent 3M™ sans l'effilocheur.



- Utilisez-le pour découper le film de masquage transparent 3M™
- Accélère le processus de masquage
- Petit outil de coupe polyvalent

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000033075	50293	Cutter pour film de masquage intégral 3M™, Premium, Blanc, 50293	25	Pièce	1	25
7000033028	Q07813	Cutter pour film de masquage intégral 3M™, Standard, Bleu, 07813	25	Pièce	1	25

### Utilisez-le avec notre distributeur de film de masquage 3M™

Utilisez notre distributeur de film de masquage 3M™ portable pour stocker et distribuer votre film de masquage 3M. Bâche non incluse.



- Bénéficiez d'un distributeur de film portable, facile à utiliser
- Distribuez des bâches en plastique et des produits de film de masquage en toute simplicité
- Utilisez-le pour distribuer des bâches en plastique et des produits de film de masquage

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100003432	Q06780	Utilisez-le avec notre distributeur de film de masquage 3M™, Rouge, 4 m + 5 m, 06780	1	Pièce	1	1

# Solutions de masquage

## Matériaux de protection de surfaces

### Focus

### Rouleau de protection de cabine 3M™ Dirt Trap

Capturez la saleté et la survaporisation à l'aide du matériau de protection capturant la saleté 3M™. Notre matériau de couverture non tissé est spécialement conçu pour protéger les murs et les sols des cabines de peinture, et illumine les zones de travail. Il offre une meilleure visibilité aux techniciens et un atelier plus plaisant pour les clients de réparation de carrosserie.



- Le matériau de protection des surfaces spécialement conçu protège les murs et les sols des ateliers de réparation de carrosserie.
- Réduit la main-d'œuvre et les coûts liés à l'élimination de la poussière et de la peinture
- La conception non tissée capture les contaminants en suspension, contribuant à contrôler la poussière et la survaporisation

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000045499	36851	Rouleau de protection de cabine 3M™ Dirt Trap, Blanc, 355,6 mm x 91,44 m, 36851	1	Rouleau	1	1
7000000528	36852	Rouleau de protection de cabine 3M™ Dirt Trap, Blanc, 7110 mm x 91,44 m, 36852	1	Rouleau	1	1

### Dévidoir de film transparent Dirt Trap 3M™

Le distributeur de film transparent capturant la saleté 3M™ est conçu pour être utilisé avec le film transparent capturant la saleté 3M. Notre distributeur est conçu avec des aimants très robustes qui le fixent sur une surface métallique verticale.



- Distribue dans un format pratique le film transparent capturant la saleté 3M™ pour protéger les luminaires et les fenêtres de l'accumulation de survaporisation.
- Les aimants très robustes fixent le distributeur sur une surface métallique verticale
- Conception métallique durable pour utilisation dans les ateliers de peinture automobile.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100173136	36863	Dévidoir de film Transparent Dirt Trap 3M™, Rouge, 36863	1	Pièce	1	1

# Solutions de masquage

## Film transparent de protection 3M™ Dirt Trap

Le film transparent de protection 3M™ Dirt Trap est un film adhésif permettant de protéger les éclairages et les vitrages des brouillards de peinture. Plus besoin de gratter ni de nettoyer : Son application est simple & rapide et le film se retire très facilement après utilisation.



- Ce film de protection des surfaces spécialement conçu protège les éclairages et les fenêtres des ateliers de réparation de carrosserie.
- La partie adhésivée assure le maintien du film, tout en permettant son enlèvement sans résidus.
- S'applique rapidement et se retire facilement

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000028295	36856	Film Transparent de protection 3M™ Dirt Trap, 457 mm x 30,5 m, 36856	1	Rouleau	1	1

## Liquide séchant de masquage de la survaporisation 3M™

Prémunissez-vous contre la survaporisation des véhicules avec le liquide séchant de masquage de la survaporisation 3M™. Notre pulvérisateur de film léger à base d'eau remplace le masquage chronophage et est facile à nettoyer. Il se dissout simplement dans l'eau.



- Protégez toutes les surfaces des véhicules contre la peinture pour voiture et la survaporisation d'apprêt
- Couvrez les surfaces difficiles à masquer
- Appliquez avec un pulvérisateur classique – pas de coût supplémentaire pour le masquage liquide

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000045767	Q06847	Liquide séchant de masquage de la survaporisation 3M™, 3,78 L, 06847	4	Bouteille	1	4
7000045769	Q06856	Liquide séchant de masquage de la survaporisation 3M™, 56,7 L, 06856	1	Bouteille	1	1

## Film de protection pour siège 3M™

Protégez vos sièges de voiture lors des opérations de maintenance et de réparation avec les housses de siège pour protection intérieure des automobiles 3M™. Notre housse de siège en plastique est conçue avec une technologie antidérapante pour un maintien sécurisé. Elle est disponible au format poche simple ou double.



- Taille unique compatible avec tous les véhicules
- Bénéficiez d'une résistance à l'eau, à l'huile et à la graisse
- Réduisez les coûts de nettoyage

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000088640	80307	Film de protection pour siège 3M™, 80307	250	Pièce	1	250

# Solutions de masquage

## Tissu de protection contre les liquides auto-adhésif 3M™

Le tissu de protection auto-adhésif 3M™ contre les liquides est idéal pour une multitude de protections temporaires en milieu industriel. Sa pellicule imperméable protège les surfaces de travail de l'eau, des huiles, des solvants et d'autres projections. Sa surface non tissée capture les impuretés, les débris et les poussières, et empêche la dispersion dans le bâtiment. Son support adhésif le maintient fermement et permet un retrait sans résidus.



- La protection auto-adhésive 3M™ contre les liquides ne doit pas être utilisée dans les zones où des concentrations explosives de matériaux inflammables pourraient être présentes, car une décharge statique peut survenir. Il s'agit notamment des zones ATEX 0, 1, 2 et 20, 21, 22
- Matériau de protection des surfaces spécialement conçu pour les applications industrielles, marines et automobiles
- Protège les surfaces de manière réversible contre les effets nocifs des liquides, des huiles et des solvants, tout en emprisonnant la saleté

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100169348	36876	Tissu de protection contre les liquides auto-adhésif 3M™, Bleu, 10,16 cm x 91,5 m, 36876	1	Rouleau	1	1
7100169347	36877	Tissu de protection contre les liquides auto-adhésif 3M™, Bleu, 15,24 cm x 91,5 m, 36877	1	Rouleau	1	1
7100169505	36878	Tissu de protection contre les liquides auto-adhésif 3M™, Bleu, 35,56 cm x 91,5 m, 36878	1	Rouleau	1	1
7100169496	36879	Tissu de protection contre les liquides auto-adhésif 3M™, Bleu, 71,12 cm x 91,5 m, 36879	1	Rouleau	1	1
7100169352	36880	Tissu de protection contre les liquides auto-adhésif 3M™, Bleu, 91,44 cm x 91,5 m, 36880	1	Rouleau	1	1
7100169351	36881	Tissu de protection contre les liquides auto-adhésif 3M™, Bleu, 121,92 cm x 91,5 m, 36881	1	Rouleau	1	1
7100169350	36882	Tissu de protection contre les liquides auto-adhésif 3M™, Bleu, 142,24 cm x 91,5 m, 36882	1	Rouleau	1	1





# Rubans de masquage

Seulement les professionnels exigeants utilisent des produits de masquage de la plus haute qualité pour effectuer un travail net et exempt de défauts. Les solutions de masquage 3M vous permettent de contrôler la poussière et les excès de pulvérisation, en vous aidant à garder votre cabine de peinture et votre travail propres. N'optez pas pour une solution bon marché qui finira pour vous coûter plus cher... Augmentez la productivité de vos processus de masquage grâce à nos solutions et produits 3M.

# Rubans de masquage

## Rubans et papiers de masquage, rubans spécialisés

### Focus

### Ruban de masquage haute performance Scotch® 3434

Le Ruban de masquage haute performance Scotch® 3434 peut être utilisé pour une grande variété d'applications de finition automobile, même dans des environnements chauds et humides. Notre ruban de masquage crêpé bleu hautes performances possède de bonnes propriétés de résistance aux solvants et à l'eau et peut être utilisé dans des environnements jusqu'à 110 °C. Il épouse parfaitement les formes et possède une excellente force de maintien et résistance à l'usure.



- Résistant aux solvants et à l'eau, peut être utilisé dans des environnements jusqu'à 110 °C.
- S'enlève proprement, en résistant au transfert de colle et à l'écaillage.
- S'adapte bien aux surfaces difficiles ou irrégulières sans se déchirer.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100037748	Q07895	Ruban de masquage haute performance Scotch® 3434, Bleu, 18 mm x 50 m, 07895	48	Rouleau	12	48
7100037749	Q07897	Ruban de masquage haute performance Scotch® 3434, Bleu, 24 mm x 50 m, 07897	36	Rouleau	9	36
7000034687	Q07893	Ruban de masquage haute performance Scotch® 3434, Bleu, 30 mm x 50 m, 07893	32	Rouleau	8	32
7100037750	Q07898	Ruban de masquage haute performance Scotch® 3434, Bleu, 36 mm x 50 m, 07898	24	Rouleau	6	24
7100037744	Q07899	Ruban de masquage haute performance Scotch® 3434, Bleu, 48 mm x 50 m, 07899	20	Rouleau	5	20

### Focus

### Ruban de masquage haute performance Scotch® 233+

Le ruban de masquage haute performance Scotch® 233+ est un ruban de masquage en papier de première qualité, conçu pour les réparations de carrosserie, les applications marines et autres applications de réparation de peinture.

Il tient fermement sur les surfaces lisses, tout en s'enlevant proprement, sans transfert de colle ni résidu.

Ce ruban peut être utilisé sur toutes les surfaces automobiles courantes et avec des systèmes de peinture à base d'eau ou de solvant.



- **LE PLUS PERFORMANT** : Ce ruban de masquage automobile de première qualité est conçu pour la performance, la polyvalence et la fiabilité.
- **PROPRIÉTÉS HAUTEMENT ADHÉSIVES** : Adhère facilement et reste en place sur une variété de surfaces, y compris le plastique, le verre, le métal et le caoutchouc.
- **RÉSISTANT** : Il offre une résistance fiable aux UV, à la température, à l'humidité, aux produits chimiques et aux peintures à base d'eau et de solvant.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100006159	26334	Ruban de masquage haute performance Scotch® 233+, Vert, 18 mm x 55 m, 26334	48	Rouleau	12	48
7000048804	26336	Ruban de masquage haute performance Scotch® 233+, Vert, 24 mm x 55 m, 26336	24	Rouleau	1	24
7100007214	26338	Ruban de masquage haute performance Scotch® 233+, Vert, 36 mm x 55 m, 26338	16	Rouleau	4	16
7000048805	26340	Ruban de masquage haute performance Scotch® 233+, Vert, 48 mm x 55 m, 26340	12	Rouleau	3	12

# Rubans de masquage

Focus

## Ruban de masquage 2328 Scotch®

Utilisez le ruban de masquage 2328 Scotch® pour un large éventail d'applications de retouches automobiles. Notre ruban de masquage offre une bonne adhérence. Il assure une fixation rapide, un retrait propre et une excellente définition des bords. En outre, il épouse parfaitement les formes et résiste bien aux déchirures. Disponible en différentes largeurs courantes.



- Utilisez-le dans un éventail d'applications en tant que ruban offrant des performances moyennes économiques
- Bénéficiez d'un ruban qui épouse parfaitement les formes et résiste bien aux déchirures
- Bénéficiez d'une excellente adhérence et retirez-le proprement

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100137090	Q06304	Ruban de masquage 2328 Scotch®, Beige, 18 mm x 50 m, 06304	48	Rouleau	12	48
7100136825	Q06309	Ruban de masquage 2328 Scotch®, Beige, 24 mm x 50 m, 06309	36	Rouleau	9	36
7100137088	Q06311	Ruban de masquage 2328 Scotch®, Beige, 36 mm x 50 m, 06311	24	Rouleau	6	24
7100137089	Q06313	Ruban de masquage 2328 Scotch®, Beige, 48 mm x 50 m, 06313	24	Rouleau	6	24
7100035734	51287	Ruban de masquage 2328 Scotch®, Beige, 72 mm x 50 m, 51287	16	Rouleau	4	16
7000095910	Q06294	Ruban de masquage 2328 Scotch®, Beige, 100 mm x 50 m, 127858	12	Rouleau	1	12

## Ruban de masquage pour retouche automobile premium 3030 Scotch®

Bénéficiez de lignes de peinture nettes et limitez les accumulations à l'aide du ruban de masquage pour retouche automobile premium 3030 Scotch®. Notre ruban de masquage en papier crépon lisse, vert est spécialement conçu à base d'adhésif en résine de caoutchouc et convient à un large éventail d'applications de carrosserie.



- Utilisez-le avec des systèmes de peinture à base d'eau
- Colle facilement sans se décoller ou boucler
- Se retire facilement et se nettoie sans laisse de résidus d'adhésif

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100038518	50977	Ruban de masquage pour retouche automobile premium 3030 Scotch®, Vert, 18 mm x 50 m, 50977	48	Rouleau	12	48
7100039717	N50978	Ruban de masquage pour retouche automobile premium 3030 Scotch®, Vert, 24 mm x 50 m, 50978	36	Rouleau	9	36
7000088819	50979	Ruban de masquage pour retouche automobile premium 3030 Scotch®, Vert, 30 mm x 50 m, 50979	32	Rouleau	1	32
7100041822	50980	Ruban de masquage pour retouche automobile premium 3030 Scotch®, Vert, 36 mm x 50 m, 50980	24	Rouleau	6	24
7100037752	50981	Ruban de masquage pour retouche automobile premium 3030 Scotch®, Vert, 48 mm x 50 m, 50981	24	Rouleau	6	24

# Rubans de masquage

## Ruban professionnel Scotch® 3430

Le ruban professionnel 3430 Scotch® est un ruban de masquage premium, résistant aux températures élevées, et constitué de papier crépon.

- Résiste aux températures élevées (100 °C pendant 1 heure max.)
- Résistant à l'eau et aux solvants
- Épouse les formes, idéal pour le masquage des angles



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100044280	20378	Ruban professionnel Scotch® 3430, Brun, 48 mm x 50 m, 06754	20	Rouleau	5	20

## Ruban de masquage haute performance Scotch® 244

Le ruban de masquage haute performance Scotch® 244 est fourni avec un support en papier lisse jaune et un adhésif synthétique de 0,085 mm d'épaisseur. Ce ruban est particulièrement résistant aux UV et est insensible à l'humidité. Il présente une bonne résistance thermique (100 °C).



- Conçu avec un support en papier plat avec adhésif synthétique, ce ruban offre une bonne résistance aux solvants et à l'eau ainsi qu'un bon ancrage de la peinture.
- Résistance au transfert d'adhésif et stabilité à la lumière du soleil ainsi qu'une bonne résistance thermique (100 °C pendant 30 min)
- Assure une ligne de peinture nette, une simplicité d'emploi, une bonne résistance à l'écaillage de la peinture et un enlèvement sans trace.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100046034	244018	Ruban de masquage haute performance Scotch® 244, Jaune, 18 mm x 50 m	48	Rouleau	12	48
7100046035	244024	Ruban de masquage haute performance Scotch® 244, Jaune, 24 mm x 50 m	36	Rouleau	9	36
7100146753	24430	Ruban de masquage haute performance Scotch® 244, Jaune, 30 mm x 50 m	32	Rouleau	8	32
7100046037	244036	Ruban de masquage haute performance Scotch® 244, Jaune, 36 mm x 50 m	24	Rouleau	6	24
7100046038	244048	Ruban de masquage haute performance Scotch® 244, Jaune, 48 mm x 50 m	24	Rouleau	6	24

# Rubans de masquage

## Ruban de masquage de précision 3M™

Le ruban de masquage de précision 3M™ est idéal pour les performances de peinture des bords critiques, aidant les peintres de carrosserie à produire des lignes de peinture nettes en utilisant des systèmes de peinture à base d'eau et de solvants. Son support en papier ultra fin permet de produire des bords peints très bas, toutefois il est assez puissant pour des couches de couleur et de l'enduit. Le ruban est idéal pour la séparation entre deux couleurs, les zones aveugles des pare-chocs et le masquage des parties inférieures.



- Évitez les coulures de peinture
- Idéal pour les applications de masquage des bords critiques, notamment la séparation entre deux couleurs, les zones aveugles des pare-chocs et le masquage des parties inférieures avec des peintures à base de solvants et d'eau
- Semi-transparent pour une meilleure visibilité

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000045536	Q06525	Ruban de masquage de précision 3M™, Vert, 6,35 mm x 55 m, 06525	12	Rouleau	1	12
7000045537	06526	Ruban de masquage de précision 3M™, Vert, 19,05 mm x 55 m, 06526	16	Rouleau	8	16
7000120065	Q06528	Ruban de masquage de précision 3M™, Vert, 50,8 mm x 55 m, 06528	6	Rouleau	3	6

### Focus

## Ruban de masquage en mousse à bords souples 3M™ PLUS

Éliminez le retravail lié aux lignes de peinture indésirables et gagnez du temps grâce au ruban de masquage en mousse à bords souples PLUS 3M™. Notre ruban est idéal pour masquer les ouvertures de porte, de capot ou de coffre qui doivent être scellées lors d'un travail de peinture automobile. L'adhésif offset tient l'adhésif à l'écart du bord de la peinture.



- Évitez les lignes de peinture marquées dans les ouvertures et les autres zones du véhicule
- Réduisez le temps de peinture avec moins de retravail requis pour les lignes de peinture indésirables
- Adhésif offset et conception tubulaire pour épouser les formes, et scellement des ouvertures

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000034714	50421	Ruban de masquage en mousse à bords souples 3M™ PLUS, Bleu, 21 mm x 7 m, 50421	1	Rouleau	1	1

# Rubans de masquage

## Focus

### Ruban de masquage en mousse à bords souples 3M™

Masquez les ouvertures de porte, les ouvertures de capot ou de coffre, ainsi que d'autres parties du véhicule à l'aide du ruban de masquage en mousse à bords souples 3M™. Notre ruban est idéal pour l'imperméabilisation lors d'une opération de peinture ; il vous fait gagner du temps lors du retravail lié à des lignes de ruban indésirables.



- Évitez les lignes de peinture marquées dans les zones d'ouverture et scellez-les en toute confiance
- Éliminez le retravail dû à des lignes de ruban indésirables et économisez du temps et de l'argent
- Obtenez une structure en mousse polyuréthane spécialement conçue

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000034663	Q09678	Ruban de masquage en mousse à bords souples 3M™, Blanc, 13 mm x 50 m, 09678	1	Rouleau	1	1
7000034744	M09678	Ruban de masquage en mousse à bords souples 3M™, Blanc, 13 mm x 50 m, 09678	1	Paquet	1	1
7000034664	Q09973	Ruban de masquage en mousse à bords souples 3M™, Blanc, 19 mm x 35 m, 09973	1	Rouleau	1	1
7000034743	Q09973	Ruban de masquage en mousse à bords souples 3M™, Blanc, 19 mm x 35 m, 09973	1	Rouleau	1	1

## Focus

### Ruban de transition lisse 3M™

Notre ruban de transition lisse 3M™ constitue un moyen simple et rapide d'éliminer la quasi-totalité du retravail causé par les lignes de peinture marquées. Il est spécifiquement conçu pour créer des transitions fluides sur les finitions existantes : une rainure centrale surélevée contient de l'adhésif, tandis que la peinture se lisse naturellement sous les bords pour des lignes de peinture presque invisibles.



- Éliminez les lignes de peinture marquées
- Appliquez-le et éliminez-les facilement et rapidement
- Laissez une transition de peinture fluide, aucune ligne latérale marquée pour les peintres de réparation

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000000459	PN06800	Ruban de transition lisse 3M™, Blanc, 6,35 mm x 9 m, 06800	60	Rouleau	5	60

# Rubans de masquage

## Ruban de masquage perforé joint d'étanchéité 3M™

Le ruban perforé de masquage des garnitures 3M™ est doté d'une bande rigide le long d'un bord qui se glisse doucement derrière les moulures, les soulevant légèrement du corps. Ce ruban permet à la peinture de s'écouler sous les moulures, tout en masquant leur extérieur pour un travail de peinture fini et professionnel, et ce, sans retirer ou remplacer les moulures, ni retravailler des lignes de peinture. Les perforations permettent de déchirer le ruban à la main, ce qui offre un gain de temps.



- Les perforations permettent un déchirement à la main sans outils
- Une bande dure au bord du ruban soulève légèrement les moulures du corps pour les bords de peinture dissimulés
- Accélère le temps de peinture ; inutile de retirer ou de nettoyer les moulages de la carrosserie

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100145500	Q06345	Ruban de masquage perforé joint d'étanchéité 3M™, 5 mm, 50,8 mm x 10 m, 06345	6	Rouleau	1	6
7100145503	Q06347	Ruban de masquage perforé joint d'étanchéité 3M™, 7 mm, 50,8 mm X 10 m, 06347	6	Rouleau	1	6
7100145501	Q06349	Ruban de masquage perforé joint d'étanchéité 3M™, 10 mm, 50,8 mm x 10 m, 06349	6	Rouleau	1	6
7100145502	Q06348	Ruban de masquage perforé joint d'étanchéité 3M™, 15 mm, 50,8 mm x 10 m, 06348	6	Rouleau	1	6

## Ruban à stries fines Scotch®

Gagnez du temps et créez des lignes fines précises lors de la peinture de stries sur la carrosserie automobile, à l'aide du Ruban à stries fines Scotch®. Notre ruban de 1 pouce de large est préférendu et facile à utiliser. Appliquez simplement notre ruban spécialement conçu, et sortez des bandes jusqu'à huit 1/6 pouce de largeur pour mettre en évidence les zones à peindre.



- Créez des lignes fines, rapidement et facilement, sans bavures
- Utilisez-le pour des stries multicolores impeccables, grâce à sa résistance aux couches aqueuses et de solvants
- L'adhésion uniforme permet de dérouler le ruban sur les couches de base fraîche plus rapidement, avec moins de risque de laisser des empreintes

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000029139	Q06314	Ruban à stries fines Scotch®, 25,4 mm x 13,9 m, 06314	12	Rouleau	1	12

# Rubans de masquage

## Ruban adhésif de masquage ligne fine Scotch® 218

Le ruban 218 est un ruban polypropylène pour tracer des lignes fines et courbes, et est destiné à des applications de masquage peinture intérieur et notamment en industrie automobile en décoration de véhicule.



- Résistance en température : 90°C pendant 1 heure. Il peut supporter des cycles de cuisson allant jusqu'à 120°C pour des périodes de 30 minutes.
- Bonne adhésion instantanée.
- Déroulement contrôlé

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000050052	Q06306	Ruban adhésif de masquage ligne fine Scotch® 218, Vert, 1,6 mm x 55 m, 0,127 mm	12	Rouleau	1	12
7000048456	Q06301	Ruban adhésif de masquage ligne fine Scotch® 218, Vert, 6,3 mm x 55 m, 0,127 mm	12	Rouleau	1	12
7000048457	Q06302	Ruban adhésif de masquage ligne fine Scotch® 218, Vert, 9,5 mm x 55 m, 0,127 mm	12	Rouleau	1	12
7000048458	Q06303	Ruban adhésif de masquage ligne fine Scotch® 218, Vert, 12,7 mm x 55 m, 0,127 mm	12	Rouleau	1	12

## Ruban fin haute température Scotch® 4737TL

Le ruban de masquage fin haute température Scotch® 4737TL est un ruban conformable utilisé pour obtenir des lignes de peinture nettes et séparer les couleurs dans les courbes et les lignes droites. Il a prouvé son efficacité dans les applications de peinture à haute température nécessitant un ruban conformable.



- Assure une ligne de peinture nette et une excellente séparation des couleurs dans les procédés de peinture à haute température
- Offre une conformabilité optimale pour les formes sinueuses et les objets encastrés
- Utilise un adhésif en caoutchouc naturel sensible à la pression qui adhère de manière fiable aux contours de la surface

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000048629	473712E	Ruban fin haute température Scotch® 4737TL, 12,7 mm x 33 m	72	Rouleau	1	72
7000048628	20752	Ruban fin haute température Scotch® 4737TL, 19,1 mm x 33 m	48	Rouleau	1	48

## Papier déflecteur pour meulage et soudure 3M™

Le papier de soudage et de déflexion des étincelles 3M™ contribue à protéger les surfaces verticales des dommages causés par les éclaboussures de soudage et les étincelles de meulage. Notre papier ignifuge est doté d'une face adhésive pour une application facile sur les surfaces verticales. La face adhésive permet un repositionnement facile du papier de déflexion des étincelles si besoin sur le lieu de travail.



- Le papier de déflexion protège les surfaces verticales des étincelles et éclaboussures
- Recommandé pour toutes les tâches de soudage ou de meulage
- Le support adhésif simplifie l'installation

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000045694	Q05916	Papier déflecteur pour meulage et soudure 3M™, 610 mm x 45 m, 05916	2	Rouleau	1	2

# Rubans de masquage

## Papier de masquage 3M™

Le papier de masquage 3M™ est un papier de masquage brun, spécifiquement fabriqué pour les réparations automobiles. C'est un produit classique permettant de protéger les zones d'un véhicule des brouillards de peinture lors de la réparation de carrosserie.



- Méthode traditionnelle de protection de la surface contre les brouillards de peinture lors de l'application de peinture
- Coupez ou déchirez à la dimension désirée
- Surface traitée pour assurer l'adhérence du brouillard de peinture

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000037614	06291	Papier de masquage 3M™, Brun, 300 mm x 400 m, 06291	6	Rouleau	1	6
7000037616	S06282	Papier de masquage 3M™, Brun, 600 mm x 400 m, 06282	28	Rouleau	1	28
7000037617	S06283	Papier de masquage 3M™, Brun, 900 mm x 400 m, 06283	28	Rouleau	1	28
7000037618	S06284	Papier de masquage 3M™, Brun, 1150 mm x 400 m, 06284	28	Rouleau	1	28
7000037615	S06281	Papier de masquage 3M™, brun, 450 mm x 400 m, 06281	28	Rouleau	1	28

## Rubans de vinyle

### Ruban Adhésif Vinyle 3M™ 471+

Le Ruban vinyle 3M™ 471+ est parfait pour un alignement de masquage précis avec des motifs simples ou complexes. Notre ruban assure un retrait propre sans résidu adhésif, même après un cycle de cuisson de 30 minutes à 121 °C. Il résiste lors du démasquage des surfaces composées, des contours, des creux et des angles pour des résultats de peinture précis.



- Assure un retrait propre sans résidu adhésif, même après un cycle de cuisson de 30 minutes à 121 °C. Sans aucun effet d'ombre
- Un ruban flexible et adaptable qui crée de fines lignes de peinture pour des stries, une séparation de couleurs et des graphismes complexes
- Support semi-translucide qui permet un alignement de masquage précis avec des motifs simples et complexes.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100055258	Q06404	Ruban Adhésif Vinyle 3M™ 471+, Indigo, 3 mm x 32 m, 0.14 mm	12	Rouleau	1	12
7100055835	PN6405	Ruban Adhésif Vinyle 3M™ 471+, Indigo, 6 mm x 32 m, 0.14 mm	12	Rouleau	1	12

# Rubans de masquage

## Rubans adhésifs et de montage

### Adhésif pour emblèmes 3M™ Press-In-Place

L'adhésif pour emblèmes Press-In-Place 3M™ est un adhésif de transfert permettant de rattacher les emblèmes avec un ruban mousse.

- La colle sensible à la pression permet de fixer les emblèmes et garnitures automobiles
- Pressez simplement l'emblème sur la colle et placez-le sur le véhicule
- La technologie sans résidus permet d'éliminer les égouttements et les coulures salissantes qui sont courantes avec les colles classiques



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000045704	Q08069	Adhésif pour emblèmes 3M™ Press-In-Place, 50,8 mm x 305 mm, 08069	60	Pièce	10	60



# Protection respiratoire

Les produits de protection individuelle 3M vous aident à protéger votre entreprise et la ressource la plus précieuse de tout atelier de carrosserie : ses employés.


# Sécurité des travailleurs



Des processus fiables et un travail en toute sécurité commencent avant la première étape.

Étape de processus	Masque à particules	Demi-masque	Masques complets avec apport d'air frais	Appareils respiratoires à ventilation assistée	Sécurité Lunettes/ Masques
					
Préparation					
Application du mastic			 *		
Ponçage à sec					
Mélange de peinture		 *	 *		
Peinture			 *	 *	
Finition / Polissage					

\* Veuillez toujours consulter les réglementations nationales pour connaître les équipements de protection individuelle (EPI) appropriés à utiliser contre les dangers, y compris les isocyanates. Les EPI que vous apercevez ne sont peut-être pas adéquats pour vos propres applications ou les substances que vous utilisez.

Protection auditive	Combinaisons de protection de peinture	Combinaisons de protection standard	Gants	Nettoyage de la peau	Crème de protection de la peau
					
					
					
					
					
					
					

# Protection respiratoire

## Masques respiratoires jetables

### Masques antipoussière 3M™ Aura™ série 9300+

Les masques à particules 3M™ Aura™ série 9300+ présentent une conception ergonomique à 3 panneaux rabattables et sont dotés d'un média filtrant à faible résistance respiratoire. Offrant des niveaux de protection FFP1, FFP2 et FFP3, nos masques respiratoires sont proposés avec ou sans valve. Ils présentent une bande pour le menton innovante facilitant les ajustements et un panneau supérieur embossé et sculpté visant à réduire la formation de buée sur les lunettes.



- Conception d'origine à 3 panneaux offrant une plus grande liberté de mouvement du visage
- La technologie de filtration à faible résistance vous permet de respirer plus facilement
- Disponible avec la valve 3M™ Cool Flow™ qui réduit l'accumulation de chaleur

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100241313	SB9320D	Masque antipoussière 3M™ Aura™ 9320D+ FFP2 sans valve, vrac	440	Pièce	1	440
7100231525	SB9330	Masque antipoussière 3M™ Aura™, FFP3, sans valve, série 9330+Gen3 RU	440	Pièce	1	440

## Masques respiratoires intégraux

### Masque complet réutilisable 3M™ série 6000

Les masques complets réutilisables 3M™ série 6000 disposent d'une grande visière en polycarbonate et d'une pièce faciale en élastomère souple. Le système de fixation à baïonnette 3M™ s'adapte à un large éventail de doubles filtres légers 3M. Légère, la série 6000 est dotée d'une soupape 3M™ Cool Flow™ et de quatre brides.



- Pièce faciale en élastomère souple pour le confort du porteur
- Grâce aux quatre brides, le masque est facile à mettre et à retirer
- La grande visière en polycarbonate offre une bonne visibilité et répond aux exigences de performances applicables de la norme EN166:B

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100015052	K6900	Masque complet réutilisable 3M™, grande taille, 6900	4	Pièce	1	4
7100015974	K6700	Masque complet réutilisable 3M™, petite taille, 6700	4	Pièce	1	4

# Protection respiratoire

## Demi-masques

### Kits de démarrage avec masques réutilisables 3M™

Obtenez une protection respiratoire pratique et prête à l'emploi pour de nombreuses applications grâce aux kits de démarrage avec masques réutilisables 3M™. Les kits prêts à l'emploi contiennent un demi-masque réutilisable 3M™ avec un ensemble de filtres assurant une protection contre un grand nombre de gaz, de vapeurs et de particules. De nombreuses options sont disponibles afin d'assurer la protection adéquate pour votre application.



- Kit pour masques réutilisables avec filtres
- Options disponibles pour une grande variété d'applications
- Demi-masque à profil bas permettant un ajustement fiable et équilibré.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100049926	Q06783	Kit de démarrage avec masque réutilisable 3M™, filtre A2P2 R, demi-masque grande taille, 06783	4	Trousse	1	4

### Kit de démarrage avec masque 3M™ 06782

Avec le kit respiratoire prêt à l'emploi, vous disposez d'une solution sûre pour la peinture. Le kit prêt à l'emploi contient un demi-masque réutilisable de taille moyenne avec un ensemble de filtres A2P2 R pour protéger contre les vapeurs organiques et les particules. Pièce faciale en silicone souple pour un confort et une durabilité, avec soupape Cool Flow pour réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité. Demi-masque à double filtre et profil discret pour une tenue équilibrée et sûre.



- Kit respiratoire prêt à l'emploi avec un demi-masque et un jeu de filtres
- Pièce faciale en silicone souple pour un confort unique et une plus grande durabilité
- Légers, entretien minimum, bon rapport qualité/prix et faciles à manipuler

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100049925	Q06782	Kit de démarrage avec masque 3M™, filtre A2P2 R, demi-masque taille moyenne, 06782	4	Trousse	1	4

### Demi-masque réutilisable 3M™ série 7500

Les demi-masques réutilisables 3M™ série 7500 sont conçus avec un double filtre à baïonnette qui s'adapte à un large éventail de filtres légers 3M. Nos masques réutilisables série 7500 possèdent une soupape 3M™ Cool Flow™, une surface d'étanchéité douce pour un meilleur confort et un harnais unique doté d'une bride inférieure en option.



- Avec la surface d'étanchéité douce et la faible résistance respiratoire, ces masques peuvent être portés pendant de longues heures
- La soupape Cool Flow™ contribue à réduire l'accumulation de chaleur en laissant échapper l'air chaud expiré
- Conception à double filtre pour une répartition uniforme du poids et un champ de vision élargi

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000104176	K7501	Demi-masque réutilisable 3M™, petite taille, 7501	10	Pièce	1	10
7000104177	K7502	Demi-masque réutilisable 3M™, taille moyenne, 7502	10	Pièce	1	10
7000104178	K7503	Demi-masque réutilisable 3M™, grande taille, 7503	10	Pièce	1	10

# Protection respiratoire

## Kits respiratoires demi-masques réutilisables 3M™ 5073X

Les kits respiratoires demi-masques réutilisables 3M™ 5073X fournissent une protection respiratoire pour les travailleurs dans de nombreuses applications industrielles. Nos kits respiratoires comprennent un demi-masque réutilisable 3M™ série 7500 avec deux filtres antigaz et antivapeur, deux filtres à particules, deux bagues de retenue de filtre, 25 films protecteurs de visière et dix lingettes nettoyantes. La pièce faciale du masque est en silicone souple et durable.



- Kit respiratoire prêt à l'emploi avec un demi-masque et un jeu de filtres
- Pièce faciale en silicone souple pour un confort unique et une plus grande durabilité
- Légers, entretien minimum, bon rapport qualité/prix et faciles à manipuler

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000062385	50734	Kit demi-masque réutilisable 3M™, filtre A2P3 R, masque grande taille, 50734	4	Ensemble	1	4
7000061627	50733	Kit demi-masque réutilisable 3M™, filtre A2P3 R, masque taille moyenne, 50733	4	Ensemble	1	4

## Kits de filtres pour masques réutilisables 3M™

Les kits de filtres pour masques réutilisables 3M™ sont des kits de filtres de rechange conçus pour être utilisés avec les masques réutilisables 3M™. Les kits de filtres pour masques réutilisables 3M™ contiennent des filtres antigaz et antivapeur à baïonnette 3M™, des filtres à particules à baïonnette 3M™ et des lingettes nettoyantes 3M™.



- Ensemble de filtres pratiques pour les applications dans les ateliers de peinture
- Contient des filtres antigaz et antivapeur 3M™, A2, 06915
- Contient des filtres à particules 3M™, P2, 06925

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100052194	Q06959	Kit de filtre pour masque réutilisable 3M™, filtre A2P2R, 06959	8	Trousse	1	8

## Kits de démarrage avec demi-masques réutilisables 3M™

Avec le kit respiratoire prêt à l'emploi, vous disposez d'une solution sûre pour la peinture. Le kit prêt à l'emploi contient un demi-masque réutilisable de taille moyenne avec un ensemble de filtres A1P2 R pour protéger contre les vapeurs organiques et les particules. Pièce faciale en silicone souple pour un confort et une durabilité, avec soupape Cool Flow pour réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité. Demi-masque à double filtre et profil discret pour une tenue équilibrée et sûre.



- Kit respiratoire avec demi-masque taille moyenne et filtres A1P2 R
- Demi-masque à double filtre et profil discret pour une tenue équilibrée et sûre
- Soupape Cool Flow réduisant l'accumulation de chaleur et d'humidité

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100049923	Q06772	Kit de démarrage avec demi-masque réutilisable 3M™, filtre A1P2 R, masque taille moyenne, 06772	4	Trousse	1	4

# Protection respiratoire

## Demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™ série HF-800

Conçu avec des fonctions intelligentes et intuitives, le demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™ Série HF-800 est simple, confortable et fiable. Disponible en trois tailles : petite, moyenne et grande. Nos masques sont tous livrés avec une membrane phonique en option.



- Respirabilité et confort accrus grâce au premier système de cartouches à quatre flux au monde
- Contrôle d'étanchéité avec le bouton poussoir permettant de bien s'assurer que le masque est correctement ajusté au visage
- Membrane phonique conçue pour faciliter la communication tout au long de votre travail

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100172005	HF-803SD	Demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™, membrane phonique, Large, HF-803SD	10	Pièce	1	10
7100171980	HF-802SD	Demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™, membrane phonique, Moyen, HF-802SD	10	Pièce	1	10
7100172006	HF-801SD	Demi-masque réutilisable 3M™ Secure Click™, membrane phonique, Petit, HF-801SD	10	Pièce	1	10

## Cartouches et filtres

### Filtres à gaz vapeurs et particules 3M™

Les filtres contre les gaz, vapeurs et particules 3M™ ont une fixation à baïonnette qui s'adapte à un grand nombre de demi-masques et masques complets réutilisables 3M™ compatibles. Le profil incliné vers l'arrière est conçu pour optimiser votre champ de vision. Notre gamme de filtres légers offre une protection des voies respiratoires équilibrée dans les environnements dangereux.



- Protège contre différents types de gaz, vapeurs et particules
- Protection combinant confort et équilibre
- Conception discrète pour optimiser votre champ de vision

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000034747	K6059	Filtre antigaz et antivapeur 3M™, ABEK1, 6059	64	Pièce	2	64
7000089105	Q06915	Filtre vapeurs organiques 3M™, A2, 06915	16	Pièce	2	16
7000089106	Q06911	Filtre à gaz et vapeurs organiques 3M™, A1, 06911	64	Pièce	2	64

# Protection respiratoire

## Filtres contre les gaz vapeurs et particules 3M™ Secure Click™ Série D8000

Les filtres antigaz, antivapeur et anti-particules 3M™ Secure Click™ série D8000 peuvent offrir une protection contre de nombreux risques respiratoires, selon le modèle sélectionné. À utiliser avec les masques réutilisables 3M™ Secure Click™. Les nouvelles cartouches et filtres à double flux facilitent la respiration.



- Nouvelles cartouches et filtres à double flux facilitant la respiration
- Protège contre un grand nombre de risques respiratoires en fonction du modèle sélectionné
- Fixation de cartouche rapide et simple. Il vous suffit d'aligner les fixations et d'appuyer jusqu'à ce que vous entendiez un clic

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100153224	D8051	Filtre antigaz, antivapeur et antiparticules 3M™ Secure Click™, A1, avec double flux, D8051	32	Paquet	1	32
7100153226	D8059	Filtre antigaz, antivapeur et antiparticules 3M™ Secure Click™, A1B1E1K1, avec double flux, D8059	32	Paquet	1	32
7100153236	D8094	Filtre antigaz, antivapeur et antiparticules 3M™ Secure Click™, A1B1E1K1P3 R, avec double flux, D8094	32	Paquet	1	32
7100153231	D8055	Filtre antigaz, antivapeur et antiparticules 3M™ Secure Click™, A2, avec double flux, D8055	32	Paquet	1	32
7100153235	D8095	Filtre antigaz, antivapeur et antiparticules 3M™ Secure Click™, A2P3 R, avec double flux, D8095	32	Paquet	1	32

## Filtre à particules 3M™ Secure Click™ D7915

Les filtres à particules 3M™ série Secure Click™ sont certifiés CE pour les environnements contenant certaines particules pour une utilisation avec les masques 3M™ Secure Click™



- Nouvelles cartouches et filtres à double flux facilitant la respiration
- Protège contre les particules avec une protection contre les odeurs gênantes de gaz acides et de vapeurs organiques en option
- Connexion simple et rapide. Il vous suffit d'aligner les fixations et d'appuyer jusqu'à ce que vous entendiez un clic

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100206892	D9038	Filtre à particules 3M™ Secure Click™ avec protection contre le fluorure d'hydrogène, les odeurs gênantes de vapeurs organiques ou de gaz acide, Étui rigide, P3 R, D9038	40	Paquet	1	40
7100197270	D3138	Filtre à particules 3M™ Secure Click™ avec protection contre les vapeurs organiques et les gaz acides avec niveau de contamination, ozone jusqu'à 10 fois la limite d'exposition professionnelle, P3 R, D3138	40	Paquet	1	40
7100197283	D7915	Filtre à particules 3M™ Secure Click™, P1 R, D7915	320	Pièce	4	320
7100197481	D3125	Filtre à particules 3M™ Secure Click™, P2 R, D3125	40	Paquet	1	40
7100197286	D7925	Filtre à particules 3M™ Secure Click™, P2 R, D7925	320	Pièce	4	320
7100197284	D3135	Filtre à particules 3M™ Secure Click™, P3 R, D3135	40	Paquet	1	40
7100197285	D7935	Filtre à particules 3M™ Secure Click™, P3 R, D7935	320	Pièce	4	320

# Protection respiratoire

## Pièces et accessoires pour masque réutilisable

### Bagues de retenue de filtres pour masques réutilisables 3M™ Secure Click™

Les bagues de retenue de filtres pour masques réutilisables 3M™ Secure Click™ permettent aux utilisateurs d'ajouter une protection contre les particules aux filtres antigaz et antivapeur 3M™ Secure Click™ existants pour une utilisation dans un plus grand nombre d'applications. Destinées à être utilisées avec les filtres à particules 3M™ Secure Click™ série 7000, les bagues de retenue de filtres pour masques réutilisables 3M™ permettent aux utilisateurs de combiner facilement leur protection pour une utilisation dans un grand nombre de risques liés au gaz, aux vapeurs et aux particules ou une combinaison de ces risques.



- Combinez facilement les filtres antigaz et antivapeur 3M™ Secure Click™ avec les filtres à particules 3M™ Secure Click™ série D7000
- Fixe les filtres à particules 3M™ Secure Click™ série 7000 aux filtres antigaz et antivapeur 3M™ Secure Click™.
- Conception parfaitement adaptée aux masques réutilisables 3M™ Secure Click™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100184498	D701	Bague de retenue de filtre pour masque réutilisable 3M™ Secure Click™, D701	100	Pièce	10	100

### Masques réutilisables sans entretien 3M™ 0694X+

Grâce aux cartouches et filtres intégrés, les masques réutilisables sans entretien 3M™ série 0694X+ constituent une gamme de masques simples et prêts à l'emploi. Une nouvelle soupape améliorée permet de réduire la résistance expiratoire, et le joint facial texturé sans silicone est souple et non allergénique. Un sachet réutilisable permet de protéger votre demi-masque durant le transport ou le stockage.



- Une nouvelle soupape améliorée permet de réduire la résistance expiratoire pour un confort respiratoire amélioré
- Conception légère et équilibrée
- Grâce aux filtres intégrés, il est prêt à l'emploi et sans entretien

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100113099	Q06941+	Demi-masque réutilisable sans entretien 3M™, Filtres FFA1P2R D, 06941+	10	Pièce	1	10
7100113100	Q06942+	Demi-masque réutilisable sans entretien 3M™, Filtres FFA2P3R D, 06942+	10	Pièce	1	10

# Protection respiratoire

## Bagues de retenue de filtres pour masques réutilisables 3M™

Les bagues de retenue de filtres pour masques réutilisables 3M™ permettent aux utilisateurs d'ajouter une protection contre les particules aux filtres antigaz et antivapeur 3M™ existants pour une utilisation dans un plus grand nombre d'applications. Destinées à être utilisées avec les filtres à particules 3M™ série 5000, les bagues de retenue de filtres pour masques réutilisables 3M™ permettent aux utilisateurs de combiner facilement leur protection pour une utilisation dans un grand nombre de risques liés au gaz, aux vapeurs et aux particules ou une combinaison de ces risques.



- Combinez facilement les filtres antigaz et antivapeur 3M™ avec les filtres à particules 3M™ série 5000
- Fixe les filtres à particules 3M™ série 5000 aux filtres antigaz et antivapeur 3M™
- Conception parfaitement adaptée aux masques réutilisables 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100066103	K0501	Bague de retenue de filtre pour masque réutilisable 3M™, 501	20	Pièce	2	20

## Masque respiratoire réutilisable et films protecteurs de visière 3M™

L'écran facial et les films protecteurs de visière pour masque réutilisable 3M™ constituent notre gamme de protections conçues pour prolonger la durée de vie des optiques pour masque réutilisable 3M™.



- Conçu pour une utilisation avec les masques réutilisables 3M™
- Prolonge la durée de vie du masque lors de son utilisation et de son stockage
- Pièce de rechange ou de remplacement

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100188168	K6885	Film protecteur d'écran facial pour masque réutilisable 3M™, pour masque complet réutilisable 3M™ série 6000, 6800	100	Pièce	25	100

# Protection respiratoire

## Coiffes et casques

### Cagoules et coiffes 3M™ Versaflo™ série S

Les cagoules et coiffes 3M™ Versaflo™ série S offrent une variété d'options pour les joints faciaux, les cols, les capes et les harnais de tête, vous permettant de choisir la protection respiratoire qui offre le plus de valeur et de confort à votre équipe.

- Les coiffes et cagoules respiratoires de la série S sont spécialement conçues pour fonctionner avec votre appareil respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ et les systèmes respiratoires à ventilation assistée et à adduction d'air 3M™
- Protège la tête, le visage, le cou et les épaules contre la poussière et les projections de peinture
- Fournit un bon champ de vision



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100079870	S655	Coiffe de rechange 3M™ Versaflo™ S-655 avec col intérieur	1	Pièce	1	1

### Cagoules légères 3M™ Versaflo™ série S-100

Les cagoules de la série 3M™ S-100 sont disponibles avec différentes options de tailles.

- Pour une utilisation avec certains appareils respiratoires à ventilation assistée et systèmes de protection respiratoire à adduction d'air 3M™
- Fournit une protection limitée de la tête et du visage
- Fournit une protection limitée du visage et des yeux contre les éclaboussures de liquide, les particules volantes à faible énergie et la poussière



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000000142	S-133L	Cagoule à harnais de tête intégré 3M™ Versaflo™ S-133L, taille L	1	Pièce	1	1
7000044300	S-133S	Cagoule à harnais de tête intégré 3M™ Versaflo™ S-133S, taille S	1	Pièce	1	1

### Écrans faciaux et casques 3M™ Versaflo™ série M

Les écrans faciaux et les casques 3M™ Versaflo™ série M aident à protéger vos employés contre une variété de risques respiratoires tout en maintenant le confort. Ils sont légers, compacts et faciles à entretenir.

- La série M est spécifiquement conçue pour fonctionner avec l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ et les systèmes de protection respiratoire à adduction d'air 3M™
- Le déflecteur permet d'orienter le flux d'air à l'intérieur de la coiffe pour accroître le confort
- Harnais de tête entièrement réglable pour un ajustement et une répartition du poids personnalisés



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100257937	M-306	Casque 3M™ Versaflo™ M-306 avec joint facial confort	1	Pièce	1	1
7000104037	M-406	Casque 3M™ Versaflo™ M-406 avec cape extrêmement résistante	1	Pièce	1	1

# Protection respiratoire

## Appareils respiratoires à ventilation assistée

### Kits de démarrage pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ série TR-600+

Le kit de démarrage pour turbocompresseur d'air 3M™ Versaflo™ TR-619E est notre kit prêt à l'emploi pour la protection respiratoire contre les particules, les gaz et les vapeurs. Il comprend tout ce dont vous avez besoin pour bien démarrer, y compris le turbocompresseur d'air TR-602E, un filtre A2P, un couvercle de filtre, des préfiltres, des pare-étincelles, une ceinture facile à nettoyer, une batterie haute capacité, un kit de chargeur de batterie à station unique, un tuyau respiratoire réglable en longueur BT-30 et un indicateur de débit d'air. Ajoutez simplement votre coiffe 3M™ Versaflo™ pour une protection respiratoire complète.



- Kit de démarrage simple comprenant tous les composants pour être opérationnel rapidement. Il suffit d'ajouter la coiffe requise
- Protection respiratoire polyvalente et facile à utiliser contre les poussières, les brouillards, les fumées et les vapeurs organiques
- Le kit comprend l'unité filtrante TR-602E, un filtre A2P, un couvercle de filtre, des préfiltres, des pare-étincelles, une ceinture facile à nettoyer, une batterie haute capacité, un kit de chargeur de batterie à station unique, un tuyau respiratoire réglable en longueur BT-30 et un indicateur de débit d'air

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100053532	TR619E	Kit de démarrage pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™, TR-619E	1	Pièce	1	1

### Kits de démarrage pour système d'appareil respiratoire à ventilation assistée et sécurité intrinsèque 3M™ Versaflo™ série TR-800

Le kit de démarrage pour système d'appareil respiratoire à ventilation assistée à sécurité intrinsèque 3M™ Versaflo™ TR-819E est un kit pratique, conforme aux exigences de type « Zone 0 », qui convient donc aux zones où des atmosphères potentiellement explosives sont courantes, voire permanentes, en conditions normales. Il est prêt à l'emploi et comprend tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Le kit R-819E est homologué pour une utilisation avec une large gamme de coiffes Versaflo™ souples de série S et de coiffes rigides de série M. Il est certifié ATEX et homologué CE.



- Kit pratique prêt à l'emploi
- Homologué pour une utilisation avec une large gamme coiffes Versaflo™ souples de série S et rigides de série M
- Comprend une batterie lithium-ion rechargeable de capacité standard

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100169180	TR-819E	Kit de démarrage pour unité filtrante à sécurité intrinsèque 3M™ Versaflo™, TR-819E	1	Pièce	1	1

# Protection respiratoire

## Cartouches et filtres alimentés en air

### Filtres pour appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ série TR-600 et TR-800

Les filtres pour appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ séries TR-600 et TR-800 constituent notre gamme de filtres à utiliser avec les appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ séries TR-600 et TR-800 et avec les coiffes et pièces faciales homologuées 3M™. Les filtres sont disponibles dans une gamme d'options couvrant uniquement les risques liés aux particules ou à une combinaison de gaz, de vapeurs et de particules.



- Compatibles avec les systèmes d'appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-600 et TR-800
- Protection respiratoire contre les poussières, les brouillards, les fumées et autres risques liés aux particules, ainsi que contre les risques liés aux gaz et aux vapeurs, notamment les vapeurs organiques, les gaz acides, les gaz inorganiques, l'ammoniac et les vapeurs de mercure
- Faciles à poser

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100020998	TR6310	Filtre A2P pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™, TR-6310E	5	Pièce	1	5
7100020997	TR6130	Filtre ABE1P pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™, TR-6130E	5	Pièce	1	5
7100020999	TR6580	Filtre ABE2K1HgP pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™, TR-6580E	5	Pièce	1	5
7100020971	TR6710	Filtre à particules pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™, TR-6710E	5	Pièce	1	5

### Préfiltres d'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™

Les couvercles, couvre-filtres et préfiltres servent à protéger les filtres de certains éléments extérieurs



- Equipez vos systèmes de couvercles, couvre-filtres ou préfiltres afin de prolonger leurs durées de vie
- Convient pour des environnements à risques
- Conçu pour protéger les systèmes 3M™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100021255	TR6600	Préfiltre 3M™ Versaflo™, TR-6600	50	Pièce	10	50
7100236854	SS6600	Préfiltre 3M™, SS-6600	100	Pièce	20	100
7100236853	SS6601	Préfiltre et support de préfiltre 3M™, SS-6601	5	Pièce	1	5
7100237884	SS6602	Support de préfiltre 3M™, SS-6602	10	Pièce	2	10

# Protection respiratoire

## Systèmes d'appareils respiratoires à adduction d'air

### Systèmes d'appareils respiratoires à adduction d'air 3M™ Série S200+

Le système à adduction d'air 3M™ Versaflo™ S-200+ est notre système à adduction d'air qui offre une protection respiratoire contre les particules, les gaz et les vapeurs ou contre ces risques combinés lorsqu'il est utilisé avec un masque 3M approuvé.



- Pour une utilisation avec les masques complets 3M™ série 6000 et les demi-masques 3M™ série 7500
- Fournit une protection contre les particules telles que les poussières fines, les aérosols, les pulvérisations de peinture, les fumées de soudage, les gaz et les vapeurs ; ou toute combinaison de ces risques
- Le système fournit un débit d'air constant sur le visage pour un confort maximal

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000144498	S-200+	Système de protection respiratoire à adduction d'air 3M™, S-200+	1	Pièce	1	1
7000144500	Q06972	Système de protection respiratoire à adduction d'air 3M™ 06972	1	Pièce	1	1

## Pièces et accessoires pour système à ventilation assistée

### Housses de protection pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™

Les housses de protection de rechange pour appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ sont conçues pour protéger l'unité filtrante de ces appareils, tandis que les housses optionnelles peuvent également protéger le tuyau respiratoire contre les contaminants de type débris, éclaboussures et pulvérisation.



- Housses de rechange conçues pour protéger contre les contaminants par éclaboussures et pulvérisation
- Utilisables avec certains appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™
- Pièce de rechange ou de remplacement

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100260718	TR-681	Protection pour appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-681, pour appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée TR-600/800	10	Pièce	1	10



Protection oculaire

# Protection oculaire

## Lunettes de sécurité

### Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 200

Les lunettes 3M™ SecureFit™ série 200 sont des lunettes de sécurité légères dotées de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™. Nos lunettes présentent un design enveloppant qui est sûr et confortable. Elles sont disponibles dans différentes teintes de verres.



- Gamme de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ légères et économiques (18 grammes)
- La conception innovante de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes SecureFit™ de 3M comporte des nervures à fentes, qui assurent une égalisation confortable de la pression. Les branches fléchissent et s'adaptent automatiquement à la taille de la tête du porteur
- Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100112010	SF202AF	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 200, antirayure / antibuée, optique grise, SF202AS/AF-EU	20	Pièce	1	20
7100112180	SF201AS	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 200, antirayure, optique transparente, SF201AS-EU	20	Pièce	1	20
7100185279	SF201SGAF	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 200, monture bleue, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF201SGAF-BLU-EU	20	Pièce	1	20

### Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 400

Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 400 présentent une conception légère, avec une optique en polycarbonate sans monture, la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™, de larges branches flexibles et des ponts nasals réglables et souples.



- Gamme de lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ confortables, réglage souple au niveau du nez et extrémités de branches souples, pour améliorer le confort et l'ajustement
- La conception innovante de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes SecureFit™ de 3M comporte des nervures à fentes, qui assurent une égalisation confortable de la pression. Les branches fléchissent et s'adaptent automatiquement à la taille de la tête du porteur.
- Le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard™ offre des propriétés antibuée et antirayure supérieures (disponible sur certains modèles)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100078987	SF402AF	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure / antibuée, optique grise, SF402AS/AF-EU	20	Pièce	1	20
7100078986	SF403AF	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure / antibuée, optique jaune, SF403AS/AF-EU	20	Pièce	1	20
7100078989	SF401AF	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure / antibuée, optique transparente, SF401AS/AF-EU	20	Pièce	1	20
7100078880	SF408AS	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure, optique bleu miroir, SF408AS-EU	20	Pièce	1	20
7100078988	SF410AS	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/verte, antirayure, optique miroir intérieur/extérieur, SF410AS-EU	20	Pièce	1	20
7100148074	SF401SGAF-BLU	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture bleue/grise, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique transparente, SF401SGAF-BLU-EU	20	Pièce	1	20
7100148082	SF405SGAF-BLA	Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ 400, monture noire/marron, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique marron, SF405SGAF-BLA-EU	20	Pièce	1	20

# Protection oculaire

## Lunettes-masques de sécurité

### Lunettes-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 2890

Les lunettes-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 2890 sont des lunettes de sécurité à enveloppement élevé, disponibles avec des revêtements antirayure et antibuée supérieurs, pour une durabilité et une vision accrues. Nos lunettes-masques sont dotées d'un design moderne et épuré, et d'une bride élastique large, pour un ajustage facile.



- Gamme de lunettes-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ à large profil, avec suffisamment d'espace pour s'adapter à la plupart des lunettes de vue
- Options d'optiques en polycarbonate disponibles pour la résistance aux chocs, et options d'optiques en acétate disponibles pour une meilleure résistance aux produits chimiques
- Versions à ventilation indirecte disponibles pour protéger contre les gouttelettes de liquide et les grosses particules de poussière, et versions à ventilation scellée disponibles pour protéger contre les petites particules de poussière et protection contre les gaz

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000032481	K2890A	Lunettes-masque de sécurité 3M™ série 2890, à ventilation indirecte, antibuée, optique en acétate transparent, 2890A	10	Pièce	1	10
7000032480	K2890	Lunettes-masque de sécurité 3M™ série 2890, à ventilation indirecte, antirayure / antibuée, optique en polycarbonate transparent, 2890	10	Pièce	1	10
7000032483	2890SA	Lunettes-masque de sécurité 3M™ série 2890, étanches, antibuée, optique en acétate transparent, 2890SA	10	Pièce	1	10
7000061924	K2890S	Lunettes-masque de sécurité 3M™ série 2890, étanches, antirayure / antibuée, optique en polycarbonate transparent, 2890S	10	Pièce	1	10
7100010431	K2895S	Lunettes-masque de sécurité 3M™ série 2890, étanches, antirayure / antibuée, optique teinté pour soudage 5.0, 2895S	10	Pièce	1	10





# Protection auditive

# Protection auditive

## Bouchons d'oreilles

### Bouchons d'oreille 3M™ 1100

Les bouchons d'oreille 3M™ 1100 sont des modèles en mousse jetables, conçus pour être insérés dans le conduit auditif afin de réduire l'exposition à des niveaux sonores dangereux, jusqu'à 35 dB, testés selon la norme EN 352-2:2020.



- Réduit les niveaux de bruit jusqu'à 35 dB, testés selon la norme EN 352-2:2020
- La forme conique permet de s'adapter à la plupart des tailles de conduits auditifs, pour une étanchéité fiable
- Une fois insérée, la mousse hypoallergénique ramollit avec la température corporelle, pour un port prolongé confortable

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100100638	K1110	Bouchons d'oreille 3M™, avec cordelette, 1110	500	Paire	100	500
7000103721	1169083	Bouchons d'oreille 3M™, bouteille de recharge, sans cordelette, 1100D	500	Paire	1	500
7100100637	K1100	Bouchons d'oreille 3M™, sans cordelette, 1100	1000	Paire	1	1000
7100100263	1100R	Sachet de recharges de bouchons d'oreille 3M™, sans cordelette, 1100R	2000	Paire	1	2000

### Arceaux antibruit 3M™ 1310

Les arceaux antibruit 3M™ E-A-R™ 1310 sont dotés d'un serre-tête breveté flexible qui s'adapte aux mouvements de votre mâchoire et de votre tête, offrant un ajustement confortable et sûr ainsi qu'une faible pression dans l'oreille. L'arceau bleu en plastique acétal robuste est conçu pour s'adapter à l'arrière de la tête ou sous le menton, ce qui le rend idéal pour les personnes exposées à des bruits intermittents.



- Réduit les niveaux sonores jusqu'à 26 dB
- La flexibilité de l'arceau permet de maintenir une pression constante, à un niveau confortable, quel que soit le gabarit de l'utilisateur
- Arceau flexible innovant pour un ajustement optimal et un confort supérieur

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100089592	K1310	Arceaux antibruit 3M™, 1310	50	Pièce	1	50

# Protection auditive

## Coquilles antibruit

### Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X4

Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X4 sont nos solutions légères et fines de protection auditive. Elles disposent d'embouts d'oreille en mousse et d'intercalaires innovants pour aider à renforcer l'atténuation et à protéger contre les basses fréquences.

Disponibles en modèles avec serre-tête, serre-nuque et montés sur casque.

Le modèle avec serre-tête est doté d'un double bandeau isolé électriquement, qui limite l'accumulation de chaleur sur le dessus de la tête. En fonction des préférences de l'utilisateur ou des besoins de l'application, les versions attachées au casque sont disponibles soit avec une isolation électrique diélectrique, soit avec des bras métalliques robustes.



- Réduction des niveaux de bruit de 32 à 33 dB, selon le modèle, testé selon EN 352:2020
- Disponible en modèles isolés électriquement et résistants ou « diélectriques » dans le serre-tête A et en modèles attachés au casque P5
- Codage couleur permettant d'identifier facilement le niveau de protection

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000103994	X4P3E	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, haute visibilité, monté sur casque, X4P3	10	Pièce	1	10
7100095551	X4P5E	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, haute visibilité, monté sur casque, X4P5	10	Pièce	1	10
7100123162	X4B	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, haute visibilité, serre-nuque, X4B	10	Pièce	1	10
7000103993	X4A	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™, haute visibilité, serre-tête, X4A	10	Pièce	1	10

### Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I

Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I sont nos protections auditives innovantes et légères qui réduisent les niveaux sonores jusqu'à 27 dB, testées conformément à la norme EN 352:2020. Leur conception profilée les rend faciles à combiner avec d'autres équipements de sécurité et leurs larges coussinets souples et confortables réduisent la pression autour des oreilles.



- Réduction des niveaux de bruit de 26 à 27 dB, selon le modèle, testé selon EN 352:2020
- Conception profilée qui se combine facilement avec d'autres équipements de sécurité
- Compatibles avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000038206	H51014	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, haute visibilité, monté sur casque, H510P3E-469-GB	10	Pièce	1	10
7000103737	H51002	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, haute visibilité, serre-tête, H510A-470-GB	10	Pièce	1	10
7000039617	H51013	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, jaune, monté sur casque, H510P3E-405-GU	20	Pièce	1	20
7000107747	H51015	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, jaune, monté sur casque, H510P3EA-405-GU	20	Pièce	1	20
7000107751	H51019	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, jaune, monté sur casque, H510P3H-405-GU	20	Pièce	1	20
7000038205	H51008	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, jaune, pliables, H510F-404-GU	10	Pièce	1	10
7000039618	H51006	Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, jaune, serre-nuque, H510B-403-GU	10	Pièce	1	10

# ■ Protection auditive

## Accessoires pour la protection auditive

### Embouts de rechange 3M™ E-A-R™

Embouts de rechange pour une meilleure hygiène et économie, compatibles avec les arceaux antibruit 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ et 1310.



- Embouts de rechange en mousse pour arceaux antibruit 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ et 1310
- Embouts faciles à retirer et à remplacer sur vos arceaux
- Les embouts de rechange sont un moyen facile d'améliorer l'hygiène et le confort de votre protection auditive à arceau lavable.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100100262	K1311	Embouts de rechange 3M™, 1311	100	Paire	1	100



# Protection de la tête et du visage

# Protection de la tête et du visage

## Casques de sécurité

### Coiffe combinée 3M™ série G500

La coiffe 3M™ série G500 est une solution polyvalente et confortable à utiliser comme un système de protection faciale autonome ou pour une protection combinée du visage et de l'audition.



- Ventilation pour plus de confort
- La conception intègre un support de câble pour les produits de communication PELTOR™
- Large gamme de visières et d'écrans faciaux disponibles pour de nombreuses applications industrielles

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7000104156	G500OR	Combinaison avec coiffe 3M™, forestier, orange, G500-OR	10	Pièce	1	10
7000103790	G5V5COR	Combinaison avec coiffe 3M™, forestier, orange, G500V5CH510-OR	12	Pièce	1	12
7000103820	G5V5JOR	Combinaison avec coiffe 3M™, forestier, orange, G500V5JH510-OR	12	Pièce	1	12
7000038216	G500GU	Combinaison industrielle avec coiffe 3M™, jaune, G500-GU	10	Pièce	1	10
7100029146	G5V5FGU	Combinaison industrielle avec coiffe 3M™, jaune, G500V5F11H51-GU	12	Pièce	1	12



# Protection pour la soudure

# Protection pour la soudure

## Cagoules de soudage

### Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100

Les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100 protègent les travailleurs des radiations, de la chaleur et des étincelles, tout en offrant une vue précise de votre travail.



- Optiques auto-obscurecissantes disponibles avec sept teintes sombres variables (5, 8 et 9-13) pour la plupart des types de soudage à l'arc
- Disponible en plusieurs modèles avec différentes tailles de zone de visualisation
- Disponible avec ou sans vitres latérales

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100166722	501826	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100, avec fenêtres latérales, avec filtre de soudage, 9100XXi, 501826	1	Pièce	1	1

### Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100

La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série 100 protège les soudeurs contre les projections d'étincelles et les débris en suspension dans l'air. L'optique auto-obscurecissante protège les yeux de la lumière intense du soudage MIG, TIG et à la baguette tout en offrant une vue claire de l'espace de travail avant, pendant et après la soudure. Avec un adaptateur de casque de sécurité en option, ce casque est un excellent choix pour les soudeurs en début de carrière, les commerçants et les bricoleurs.



- Cagoule de soudage avec adaptateur de casque de sécurité en option
- Excellent choix pour les soudeurs en début de carrière, les commerçants et les bricoleurs.
- Optique auto-obscurecissante avec cinq teintes sombres réglables de 8 à 12 (non applicable à la cagoule de soudage passive 3M Speedglas 100)

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100166705	751120	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100, noir, avec filtre de soudage 100v, 751120	1	Pièce	1	1
7100166706	752520	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100, Ice Hot, avec filtre de soudage 100v, 751520	1	Pièce	1	1
7100166689	752420	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100, Razor Dragon, avec filtre de soudage 100v, 752420	1	Pièce	1	1
7100166702	751620	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100, Trojan Warrior, avec filtre de soudage 100v, 751620	1	Pièce	1	1
7100166688	752220	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100, Xterminator, avec filtre de soudage 100v, 752220	1	Pièce	1	1
7100166682	751101	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100, noir, avec filtre passif, 751101	1	Pièce	1	1
7100166681	751100	Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100, noir, sans filtre de soudage, 751100	1	Pièce	1	1

# Protection pour la soudure

## Optiques de soudage auto-obscurecissant et passifs

### Filtres auto-obscurecissants 3M™ Speedglas™ série 100

Les filtres auto-obscurecissants 3M™ Speedglas™ série 100 sont des filtres auto-obscurecissants de rechange conçus pour être utilisés avec les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100.



- Filtres auto-obscurecissants de rechange conçus pour être utilisés avec les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 100
- 100 V - Teintes sombres variable de 8 à 12. 100B teintes sombres variable de 10 à 12
- teinte claire de 3

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100259002	750014	Filtres auto-obscurecissants 3M™ Speedglas™ série 100, 100B, teintes 3, 10-12, 750014	10	Pièce	1	10

### Filtres auto-obscurecissants 3M™ Speedglas™ série 9100

Les filtres auto-obscurecissants 3M™ Speedglas™ série 9100 sont conçus pour le soudeur professionnel utilisant la cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100. Incorporant des gammes de teintes sombres 5, 8-13, des modes de meulage et de coupe, ces filtres sont idéaux pour une utilisation avec la plupart des procédés de soudage à l'arc.



- Filtre auto-obscurecissant conçu pour être utilisé avec les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100, adapté à la plupart des types de soudage à l'arc
- Fournit une distorsion minimale sur tout le champ de vision du filtre
- La sensibilité de la détection de l'arc peut être ajustée pour une fiabilité inégalée de la commutation. Temps de commutation (clair-foncé) de 0,1 ms.

Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100032397	500026	Filtres auto-obscurecissants 3M™ Speedglas™ série 9100, 9100XXi, 500026	10	Pièce	1	10





# Vêtements de travail et accessoires

# Vêtements de travail et accessoires

## Combinaisons de protection

### Combinaison de protection 3M™ 4540+

La combinaison de protection 3M™ 4540+ est fabriquée dans un double matériau non tissé stratifié et comporte un triangle dorsal SMMMS multicouches perméable à l'air pour un confort amélioré. Cette combinaison légère et souple offre une excellente barrière contre les particules dangereuses et certaines éclaboussures légères.

- Excellente barrière contre les particules sèches et certaines éclaboussures de liquide chimique (CE de type 5/6)
- Le matériau stratifié microporeux souple et léger enveloppe parfaitement le corps pour assurer une grande liberté de mouvement
- Capuche à 3 pans, fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête adhésivé, élastiques au niveau du dos et des chevilles pour réduire le risque d'exposition cutanée



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100036529	K4543	Combinaison de protection 3M™ 4540+, 2XL	20	Pièce	1	20
7100041597	K4544	Combinaison de protection 3M™ 4540+, 3XL	20	Pièce	1	20
7100040416	K4541	Combinaison de protection 3M™ 4540+, L	20	Pièce	1	20
7100040087	K4540	Combinaison de protection 3M™ 4540+, M	20	Pièce	1	20
7100040415	K45400	Combinaison de protection 3M™ 4540+, S	20	Pièce	1	20
7100040086	K4542	Combinaison de protection 3M™ 4540+, XL	20	Pièce	1	20

### Combinaison réutilisable pour atelier de peinture 3M™ 51851

La combinaison réutilisable 3M™ 51851 est certifiée CE de catégorie III à type 6 et EN 1149 pour réduire l'accumulation de charge statique. Fabriquée en polyester avec des fils de fibre de carbone descendant verticalement le long du tissu, elle peut être lavée jusqu'à 30 fois à 40 °C. Elle propose également des genouillères et un panneau arrière ventilé, pour offrir un équilibre optimal entre protection et confort.

- Réutilisable pour 30 lavages à 40 °C
- Conforme à la norme EN1149-5:2018 pour les propriétés de protection antistatiques
- Genouillères en mousse EVA



Référence	Code Produit	Désignation Produit	QMC	Unité de Vente	QMV	UV
7100147722	518512XL	Combinaison réutilisable 3M™ 51851, 2XL	10	Pièce	1	10
7100147721	51851L	Combinaison réutilisable 3M™ 51851, L	10	Pièce	1	10
7100147723	51851M	Combinaison réutilisable 3M™ 51851, M	10	Pièce	1	10
7100147724	51851XL	Combinaison réutilisable 3M™ 51851, XL	10	Pièce	1	10

# Procédures opératoires standard (SOP) 3M

## Processus de réussite

Pour des résultats vraiment spectaculaires à la sortie de votre atelier de carrosserie et de peinture, découvrez les bonnes pratiques, processus et procédures à adopter. De la réparation des métaux et des plastiques au ponçage en passant par la finition des peintures et le nettoyage des véhicules, 3M est en mesure de vous fournir les produits et processus de réparation qui vous conviennent.

Dans nos SOP, vous trouverez des procédures détaillées du début à la fin, notamment la réparation et la restauration des carrosseries, des plastiques et des panneaux, comment masquer un véhicule, le ponçage de l'apprêt, le biseauter-apprêter-poncer, la préparation des pare-chocs et des panneaux de cataphorèse ainsi que le mélange et la pulvérisation avec des godets jetables. Ces SOP sont recommandées pour créer des réparations de très haute qualité pour l'application de peinture et la finition, afin de livrer un excellent travail et d'assurer la satisfaction de vos clients.

**3M Standard Operating Procedures Recommended Net Sanding Process** CUBITRON II

**PERSONAL SAFETY**

- 1 Sanding down the job area**
  - 3M™ Cubitron™ II Net Abrasive Disc 120+ - 150+.
  - To prolong the life of the backup pad when sanding with net abrasive discs (150 mm), it is recommended that Festool Automotive Systems Protection Pad is used (PN 200818, Protection Pad PP-31F 1250).
  - Festool Automotive Systems electric sander ETS EC 150/5 or Festool Automotive Systems pneumatic sander LEX 3 150/5 or 150/7.
- 2 Fine sanding in feather edges**
  - 3M™ Cubitron™ II Net Abrasive Disc 220+ - 240+.
  - Refine previous sanding scratches which reduces the possibility of solvents from the body filler penetrating into the OEM paint layers. If this happens it can lead to surface swelling around the repair.
- 3 Sanding the body filler**
  - 3M™ Cubitron™ II Net Abrasive Disc 150+ - 240+.
  - Initial shaping of the body filler.
  - Ensure that you use dust extraction.
  - Identify and highlight sanding scratches through the application of dry guide coat.
- 4 Pre-sanding of borders**
  - 3M™ Grippy Sanding Cloth, P800 - P1000.
  - Note: This product is recommended for maximum process safety.
- 5 Pre-sanding of curved areas**
  - 3M™ Cubitron™ II Net Abrasive Disc 320+.
  - It is advisable to work with a soft interface pad when sanding curved areas.
  - Tip: The choice of the fine grit has to be adjusted to the solvent sensitivity of the original paint. The higher the solvent sensitivity of the original paint, the finer the sanding before primer application.
- 6 Pre-sanding of primer area ready**
  - 3M Hookit™ Hand Block and 3M Abrasives 320+ - 400+.
  - Highlight the texture and structure of the primer using dry guide coat.
  - For best result and the most efficient process always use dust extraction.
- 7 Pre-sanding of primer borders**
  - 3M™ Grippy Sanding Cloth, P800 - P1000.
  - Note: This product is recommended for maximum process safety.
  - Identify and highlight sanding scratches through the application of dry guide coat.
- 8 Highlight of primer border**
  - Eccentric sanding with 3M Abrasives 400+ - P500.
  - For critical colours use a 3M™ Hookit™ Flexible Foam Disc P600 as a last sanding step after 400+.
  - Dedusting of the surface with 3M™ Scotch-Brite™ Abrasives Discs.
  - Tip: It is advisable to work with a soft interface pad sanding curved areas.
- 9 Sanding to prepare part**
  - 3M™ Hookit™ Flexible Foam Disc P800 - P1000.
  - Prepare adjacent areas of the OEM clearcoat.
  - Note: This product is recommended for maximum process safety.

3M United Kingdom plc Automotive Aftermarket  
3M Centre, Cae Treaf, Brackley, G22 9HT  
Phone: +44 (0)1825 527 6251  
sales@uk.3m.com  
www.3m.com/uk/ab-abrasives

3M Ireland Limited Automotive Aftermarket  
The Forge Building, The Park Carrigrohane, Dublin 18  
Phone: +353 (0)1 852 0200  
sales@ie.3m.com  
www.3m.com/ie/ab-abrasives

powered by **FESTOOL** Automotive Systems

**3M CUBITRON 3M Sanding Process**

1. Sanding down the job area
2. Fine sanding in feather edges
3. Sanding the body filler
4. Pre-sanding of borders
5. Pre-sanding of curved areas
6. Pre-sanding of primer area ready
7. Pre-sanding of primer borders
8. Highlight of primer border
9. Sanding to prepare part

PERSONAL SAFETY

1. Sanding down the job area

2. Fine sanding in feather edges

3. Sanding the body filler

4. Pre-sanding of borders

5. Pre-sanding of curved areas

6. Pre-sanding of primer area ready

7. Pre-sanding of primer borders

8. Highlight of primer border

9. Sanding to prepare part

FESTOOL Automotive Systems

**3M CUBITRON 3M Car Body Repair Process**

1. Sanding down the job area
2. Fine sanding in feather edges
3. Sanding the body filler
4. Pre-sanding of borders
5. Pre-sanding of curved areas
6. Pre-sanding of primer area ready
7. Pre-sanding of primer borders
8. Highlight of primer border
9. Sanding to prepare part

PERSONAL SAFETY

1. Sanding down the job area

2. Fine sanding in feather edges

3. Sanding the body filler

4. Pre-sanding of borders

5. Pre-sanding of curved areas

6. Pre-sanding of primer area ready

7. Pre-sanding of primer borders

8. Highlight of primer border

9. Sanding to prepare part

FESTOOL Automotive Systems

**3M 3M Paint Application Process**

1. Sanding down the job area
2. Fine sanding in feather edges
3. Sanding the body filler
4. Pre-sanding of borders
5. Pre-sanding of curved areas
6. Pre-sanding of primer area ready
7. Pre-sanding of primer borders
8. Highlight of primer border
9. Sanding to prepare part

PERSONAL SAFETY

1. Sanding down the job area

2. Fine sanding in feather edges

3. Sanding the body filler

4. Pre-sanding of borders

5. Pre-sanding of curved areas

6. Pre-sanding of primer area ready

7. Pre-sanding of primer borders

8. Highlight of primer border

9. Sanding to prepare part

FESTOOL Automotive Systems

**3M 3M Panel Bonding Process**

1. Sanding down the job area
2. Fine sanding in feather edges
3. Sanding the body filler
4. Pre-sanding of borders
5. Pre-sanding of curved areas
6. Pre-sanding of primer area ready
7. Pre-sanding of primer borders
8. Highlight of primer border
9. Sanding to prepare part

PERSONAL SAFETY

1. Sanding down the job area

2. Fine sanding in feather edges

3. Sanding the body filler

4. Pre-sanding of borders

5. Pre-sanding of curved areas

6. Pre-sanding of primer area ready

7. Pre-sanding of primer borders

8. Highlight of primer border

9. Sanding to prepare part

FESTOOL Automotive Systems



Rendez-vous sur [www.3M.fr/repauto](http://www.3M.fr/repauto) // [www.3mautocarrosserie.be](http://www.3mautocarrosserie.be) // [www.3msuisse.ch/autocarrosserie](http://www.3msuisse.ch/autocarrosserie) pour télécharger un guide répondant spécifiquement à vos besoins.





# Index de Produits

Code Produit	Page
01970	36
01971	36
01972	36
01973	36
01975	36
01977	36
02023	37
02044	37
03446	35
04904	72
05600	24
05601	24
05887	73
05888	72
05900	73
05917TF	71
06291	159
06526	155
07525	31
08021	64
08025	64
08117	67
08463	82
08563	82
08803	84
08851	66
08852	85
08873	88
08874	88
08881XL	89
09378	137
09560	141
09930	68
1015580	41
1100R	180
1118377	64
1147303	72
1147310	72
1147311	72
1159878	72
1169083	180
1197948N	41
13928	44
16000	117
16001	118
16017	118
16023	118
16024	117
16025	116
16026	117
16032	118
16033	118
16034	118
16035	118
16036	118
16037	118
16038	118
16039	118

Code Produit	Page
16042	118
16043	118
16044	118
16046	118
16105	118
16106	118
16112	117
16114	117
16115	118
16119	118
16121	120
16122	118
16124	120
16152	120
16160	120
16164	121
16219	117
16298	117
16299	117
16312	117
16352	120
16360	120
16364	121
16571	110
16577	109
16587	108
16609	109
16611	109
16612	109
16740	117
16742	118
16743	119
16752	117
16754	119
16757	119
19001	30
20378	154
20382	91
20427	47
20480	115
20573A	115
20587	115
20677	115
20730	116
20752	158
23432	44
244018	154
244024	154
244036	154
244048	154
24430	154
26000	112
26001	112
26005	115
26022	115
26023	112
26024	112
26026	112

Code Produit	Page
26030	112
26032	115
26033	115
26035	115
26036	115
26038	115
26039	115
26044	115
26102	115
26112	112
26114	112
26115	112
26119	115
26121	116
26122	112
26124	116
26199	115
26200	115
26204	115
26205	115
26312	112
26334	152
26336	152
26338	152
26340	152
26614	109
26618	109
26620	109
26709	104
26710	116
26712	104
26713	104
26714	104
26716	104
26718	104
26720	104
26740	112
26752	112
26809	105
26811	105
26814	105
26818	105
26820	105
26832	104
26833	106
26834	107
26835	107
26837	107
26838	108
26839	106
26840	106
26841	108
26912	105
26913	105
26914	105
2890SA	177
30272	21
30344E	133

Code Produit	Page
30367	22
30368	22
30369	21
30370	21
30371	21
30461	21
30472	21
30804	26
30806	26
31361	15
31363	15
31364	15
31370	15
31375	15
31376	16
31461	15
31462	15
31463	15
31464	15
31474	15
31488	35
31489	35
31490	35
31641	13
31642	13
31650	13
31651	13
31652	14
31653	14
31654	14
31655	14
31656	14
31679	13
31680	13
31682	13
31683	13
31684	13
31685	13
31706	51
33033	135
33039	130
33042	135
33271	139
33279	138
33377	29
33379	29
33380	29
33389	29
33391	29
33392	29
33407	29
33409	29
33410	29
33431	29
33437	43
33439	43
33440	43
33443	43

# Index de Produits

Code Produit	Page
33445	43
33446	43
33449	43
33451	43
33452	43
33455	32
33456	32
33467	32
33470	30
33471	30
33472	30
33538	27
33539	27
33540	27
33541	27
33542	27
33543	27
33544	27
33545	27
33546	27
33547	27
33548	27
33549	27
33550	27
33551	27
33552	27
33553	27
33554	27
33573	56
33575	56
33577	56
33579	55
33583	57
33585	57
33586	57
33588	57
34102E	54
34103E	54
34120	134
34121	134
34122	134
34123	135
34124	134
34125	134
34126	134
34127	135
34128	140
34129	140
34130E	128
34131E	128
34133E	130
34134E	130
34337	38
34339	38
34340	38
34341	38
34342	38
34343	38

Code Produit	Page
34349	49
34417	24
34419	24
34420	24
34421	24
34422	24
34423	24
34460	35
34462	35
34464	35
34465	35
34466	35
34467	35
34469	35
34470	35
34560	34
34561	34
34562	34
34563	34
34564	34
34565	34
34566	34
34567	96
34568	95
34572	34
34573	34
34574	34
34575	34
34576	34
34577	34
34578	34
34780N	22
34781	22
34782N	22
34783	22
34784N	22
34785	22
34800	24
34801	24
34802	24
34803	24
34804	24
34805	24
35501	35
35502	35
35503	35
35504	35
35505	35
35825	45
35826	45
35828	45
36102E	129
36106E	129
36110E	132
36113E	133
36851	147
36852	147
36856	148

Code Produit	Page
36863	147
36876	149
36877	149
36878	149
36879	149
36880	149
36881	149
36882	149
37455	80
38070	94
473712E	158
500026	187
50079	25
501826	186
50193	47
50293	146
50318	75
50319	75
50330	36
50331	36
50333	36
50335	36
50337	36
50338	36
50339	36
50340	36
50341	25
50367T	98
50371T	98
50383	131
50388	137
50389	137
50400	96
50401	97
50402	110
50403	110
50404	110
50405	110
50406	110
50407	110
50408	110
50409	110
50410	83
50413	25
50416	141
50421	155
50443	19
50445	19
50446	19
50447	19
50448	19
50449	19
50451	19
50453	19
50454	19
50455	19
50457	137
50458	119

Code Produit	Page
50480	119
50486	96
50487	136
50488	137
50489	96
50499	136
50534	21
50535	20
50536	137
50539	48
50587	119
50600	90
50601	90
50602	90
50603	89
50661	76
50677	119
50728	45
50729	45
50730	119
50733	166
50734	166
50740	64
50742	49
50743	36
50781	44
50800	98
50801	98
50802	98
50803	98
50804	98
50874	136
50878	136
50879	136
50880	137
50913	21
50962	136
50977	153
50979	153
50980	153
50981	153
50988	145
50989	145
51002	78
51003	78
51004	78
51005	79
51053	23
51054	23
51055	23
51057	23
51073	79
51074	80
51075	79
51076	79
51077	80
51079	79
51080	80

# Index de Produits

Code Produit	Page
51081	89
51099	23
51130	26
51131	26
51212	80
51263	21
51264	21
51265	21
51266	21
51267	21
51287	153
51369	15
51370	16
51371	20
51373	20
51374	20
51375	20
51376	20
51377	20
51379	20
51381	20
51382	20
51383	20
51418K	56
51421	16
51422	16
51423	16
51424	16
51426	16
51428	16
51610	15
51611	15
51612	15
51613	15
51614	15
51615	15
51616	15
51617	15
51661	19
51663	19
51666N	19
51815	128
518512XL	190
51851L	190
51851M	190
51851XL	190
51880	28
51887	28
51888	28
51889	28
51890	28
51891	28
51893	28
51894	28
55045	72
55535	141
58012	76
60539	39

Code Produit	Page
60540	39
60542	39
60544	39
60546	39
60547	39
60548	39
60549	39
60713	37
60715	37
60717	37
60718	37
60719	37
60720	37
65222	40
65223	40
750014	187
751100	186
751101	186
751120	186
751620	186
752220	186
752420	186
752520	186
80110	145
80307	148
80318	71
80345	132
80347	95
80349	130
8365	65
8872	88
AB01076	42
AB01077	43
AB01462	40
AB01463	40
AB01465	40
AB14281	55
AB14291	55
B05531	30
B05532	30
B22928	31
D3125	168
D3135	168
D3138	168
D701	169
D7915	168
D7925	168
D7935	168
D8051	168
D8055	168
D8059	168
D8094	168
D8095	168
D9038	168
E05742	46
E28729	48
E50573	119
E51122	48

Code Produit	Page
E51123	48
E51124	48
E51125	48
E51126	49
E51127	49
E51154	22
E51155	22
E51156	22
E51157	22
E51158	22
E51304	23
empty productattribute	14
F7447AVFN10010	40
F7447AVFN12510	40
F7448SUFN10010	40
F7448SUFN12510	40
G500GU	184
G500OR	184
G5V5COR	184
G5V5FGU	184
G5V5JOR	184
H51002	181
H51006	181
H51008	181
H51013	181
H51014	181
H51015	181
H51019	181
HF-801SD	167
HF-802SD	167
HF-803SD	167
K0501	170
K1100	180
K1110	180
K1310	180
K1311	182
K2890	177
K2890A	177
K2890S	177
K2895S	177
K4540	190
K45400	190
K4541	190
K4542	190
K4543	190
K4544	190
K6059	167
K6700	164
K6885	170
K6900	164
K7501	165
K7502	165
K7503	165
KIT09560	141
M-306	171
M-406	171
M09678	156
M5744	46

Code Produit	Page
M83497	46
M83978	47
N50978	153
P07652	139
P64860	50
P64861	50
P64862	50
PN06800	156
PN08014	67
PN35109	41
PN35110	41
PN35111	41
PN35112	41
PN35113	41
PN35114	41
PN35115	41
PN35116	41
PN35123	46
PN6405	159
Q01991	32
Q02600	33
Q02601	33
Q03020	70
Q03808	33
Q03809	33
Q03810	33
Q04748N	72
Q04903	71
Q04908	74
Q05096	82
Q05098	82
Q05170	44
Q05171	44
Q05172	44
Q05173	44
Q05174	51
Q05175	45
Q05539	49
Q05540	49
Q05704	138
Q05705	138
Q05710	140
Q05717	47
Q05737	136
Q05738	136
Q05740	46
Q05752	139
Q05771	49
Q05791	48
Q05792	48
Q05887	73
Q05888	72
Q05900	73
Q05901	73
Q05916	158
Q06294	153
Q06301	158
Q06302	158

# Index de Produits

Code Produit	Page
Q06303	158
Q06304	153
Q06306	158
Q06309	153
Q06311	153
Q06313	153
Q06314	157
Q06345	157
Q06347	157
Q06348	157
Q06349	157
Q06396	72
Q06404	159
Q06525	155
Q06528	155
Q06772	166
Q06780	146
Q06782	165
Q06783	165
Q06847	148
Q06856	148
Q06911	167
Q06915	167
Q06941+	169
Q06942+	169
Q06959	166
Q06972	174
Q07333	62
Q07447	42
Q07448	42
Q07480	30
Q07485	30
Q07524	31
Q07528	31
Q07529	31
Q07536	31
Q07813	146
Q07838	145
Q07893	152
Q07895	152
Q07897	152
Q07898	152
Q07899	152
Q07910	97
Q08006	69
Q08007	69
Q08012	69
Q08013	67
Q08069	160
Q08080	63
Q08090	63
Q08115	62
Q08116	62
Q08122	62
Q08158	86
Q08159	86
Q08190	67
Q08193	74

Code Produit	Page
Q08198	74
Q08509	75
Q08537	65
Q08540	66
Q08568	70
Q08571	67
Q08603	75
Q08605	67
Q08609	76
Q08610	70
Q08611	70
Q08612	70
Q08613	75
Q08616	75
Q08629	75
Q08631	94
Q08684	65
Q08689	65
Q08694	65
Q08782	65
Q08783	65
Q08787	65
Q08788	65
Q08789	65
Q08793	65
Q08800	83
Q08801	68
Q08804	111
Q08840	84
Q08851	66
Q08851WK	85
Q08861	88
Q08875	88
Q08877	88
Q08881	89
Q08882	89
Q08888	88
Q08901	86
Q08909	86
Q08911	86
Q08984	94
Q08991	69
Q08992	66
Q08993	68
Q08996	111
Q08997	111
Q09035E	98
Q09374	129
Q09375	131
Q09376	131
Q09377	132
Q09550	136
Q09552	139
Q09553	139
Q09561	141
Q09660	97
Q09678	156
Q09782	30

Code Produit	Page
Q09973	156
S-133L	171
S-133S	171
S-200+	174
S00358	91
S06281	159
S06282	159
S06283	159
S06284	159
S655	171
SB9320D	164
SB9330	164
SF201AS	176
SF201SGAF	176
SF202AF	176
SF401AF	176
SF401SGAF-BLU	176
SF402AF	176
SF403AF	176
SF405SGAF-BLA	176
SF408AS	176
SF410AS	176
SS6600	173
SS6601	173
SS6602	173
TR-681	174
TR-819E	172
TR6130	173
TR619E	172
TR6310	173
TR6580	173
TR6600	173
TR6710	173
VHB61L	95
X4A	181
X4B	181
X4P3E	181
X4P5E	181
xxx	50

# Conditions générales de vente de 3M en France

## Article 1er — Champ d'application

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024, à l'exclusion de toutes conditions d'achat de l'acheteur et conditions de vente antérieures du Vendeur, à toutes les ventes de produits et prestations de services conclues par 3M France (ci-après le « Vendeur »), auprès des acheteurs professionnels (ci-après l'« Acheteur ») pour la France Métropolitaine.

## Article 2 — Commande

Toute commande emporte acceptation des présentes conditions et doit faire l'objet d'une validation par le Vendeur. Ce dernier ne garantit pas la disponibilité ou la pérennité des produits. Le Vendeur se réserve le droit de refuser toute commande, notamment les commandes ne respectant pas les unités de livraison définies par le Vendeur. Il est précisé que toute dérogation au contrat/offre de prix (ex : demande insérée dans la commande) doit faire l'objet d'une acceptation expresse du Vendeur qui ne peut résulter d'un simple accusé de réception.

## Article 3 — Tarifs et conditions commerciales

Les produits et les prestations de services sont facturés sur la base des tarifs et conditions commerciales en vigueur à la date de la réception de la commande par le Vendeur. Tout ou partie des tarifs et conditions commerciales pourra être modifié par le Vendeur à tout moment au cours du contrat/offre de prix notamment en cas d'événements affectant la production ou la fourniture des produits tels que l'augmentation des prix des matières premières, des fluctuations monétaires, des frais liés à l'acheminement, un renforcement des réglementations applicables ou plus généralement tout événement majorant le coût de revient des produits.

Les prix indiqués sont valables pour un montant net HT de commande minimum tel que précisé dans le tarif applicable. A défaut de précision dans le tarif, ce montant minimum sera de 500 euros net HT. Si le montant minimum n'est pas atteint, le Vendeur se réserve le droit, selon son choix, de refuser la commande ou d'appliquer une somme forfaitaire de 50 euros au titre de participation aux frais de traitement.

## Article 4 — Facturation/Paiement

Les factures sont, sauf acceptation particulière du Vendeur dans le respect de la législation applicable, émises à l'expédition.

Sauf stipulations spéciales, les factures du Vendeur sont payables à 30 jours nets à compter de leur date d'émission.

Aucun escompte n'est accordé pour paiement comptant.

Les règlements doivent être adressés à l'adresse figurant sur l'en-tête de la facture.

La date de paiement s'entend de l'encaissement effectif du prix par le Vendeur, et non pas de la date de réception du moyen de paiement.

Seule la compensation légale, telle que résultant du Code Civil, pourra avoir vocation à s'appliquer (à l'exclusion des pénalités ou indemnités), si les conditions pour que cette dernière s'opère sont réunies.

Aucun report d'échéance ne peut être accordé sans consentement préalable et exprès de notre part.

Toute contestation relative à la facturation entre les parties doit intervenir dans les 12 mois à compter de la date de facture. La partie de la facture non litigieuse sera réglée à l'échéance.

Le défaut de paiement d'une facture à son échéance entraîne, à l'expiration de celle-ci :

- l'exigibilité de toutes les sommes restant dues, quels que soient les modes et délais de règlement initialement prévus et y compris les autres factures dues par l'Acheteur même non échues ;
- l'application de pénalités de retard calculées sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 (dix) points de pourcentage ;
- le droit pour le Vendeur de suspendre l'exécution de toute autre commande en cours et de refuser ou différer toute nouvelle commande émanant de l'Acheteur ;
- l'application de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement telle que définie par le Code de Commerce.

## Article 5 — Transfert de propriété - Transfert des risques

**Le Vendeur conserve la propriété des produits vendus jusqu'à l'encaissement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoire. A défaut le Vendeur bénéficie d'un droit de revendication et de suite.**

En tout état de cause, le transfert des risques (notamment les risques de perte et de détérioration des produits) à l'Acheteur est effectif à la date de première présentation des produits sur le lieu de livraison indiqué par l'Acheteur.

## Article 6 — Livraison

Sauf accord contraire, le Vendeur désignera un transporteur qui assurera le transport des produits à l'adresse de livraison indiquée par l'Acheteur dans le respect des conditions du Vendeur (notamment zone et délais minimum de livraison). Hormis pour les exportations, le Vendeur prend en charge le transport des produits et en assume la responsabilité en cas de perte ou avarie.

Le Vendeur s'engage à faire ses meilleurs efforts pour livrer les produits dans les délais convenus. En cas de retard fautif du Vendeur, l'Acheteur peut demander l'annulation de la vente correspondante, à l'exclusion de toute demande d'indemnité ou de pénalités, après envoi d'une mise en demeure demeurée infructueuse 15 jours après sa réception par le Vendeur.

La date de réception des produits est actée par un bon de livraison validé par l'Acheteur et intégrant ses éventuelles réserves relatives aux dommages apparents (unité de transport manquante, conditionnement externe défectueux).

L'Acheteur dispose, à compter de la date de livraison :

- vis-à-vis du transporteur d'un délai de 3 jours calendaires pour lui confirmer, par lettre recommandée, les réserves mentionnées sur le bon de livraison,
- vis-à-vis du Vendeur d'un délai de 10 jours calendaires pour lui adresser toutes réclamations relatives à une non-conformité des produits (produit manquant, mauvaise référence etc...).

A défaut, les produits livrés par le Vendeur sont réputés conformes à la commande, notamment en quantité et qualité.

**En cas de réserve/réclamation précise, documentée et avérée relative à la délivrance conforme des produits, l'engagement du Vendeur se limite, selon son choix, au seul remplacement des produits ou au remboursement du prix des produits en cause, à l'exclusion de toute autre pénalité ou indemnité.**

## Article 7 — Garantie – Limitation de Responsabilité

### 7.1 Garantie/Responsabilité du Vendeur

Sauf stipulation particulière, les produits fournis par le Vendeur bénéficient des seules dispositions impératives applicables le cas échéant en matière de garantie.

Dans le respect de ces dispositions, la responsabilité du Vendeur est limitée, selon le choix du Vendeur, à la réparation, au remplacement ou au remboursement du produit, à l'exclusion de toute pénalité et/ou indemnité. La responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée pour tout autre préjudice direct, indirect, matériel, immatériel, consécutif ou non consécutif.

### 7.2 Responsabilité de l'Acheteur

Sauf validation expresse, préalable et écrite du Vendeur, seuls les documents de spécification du Vendeur s'appliquent aux produits.

L'Acheteur reconnaît être en possession des notices d'utilisation et des précautions d'emploi relatives aux produits vendus et s'engage à les respecter sans réserve. L'Acheteur devra s'assurer, avant de mettre en œuvre un produit ou de préciser son utilisation dans un cas ou un environnement particulier, que le produit correspond de manière adéquate à l'utilisation envisagée, en procédant à des essais préliminaires.

Dans le respect de la documentation produite, l'Acheteur porte seul l'entière responsabilité de l'utilisation, du stockage et de l'environnement d'utilisation des produits, ainsi que des conseils et recommandations qu'il fournit au regard des produits du Vendeur ce dernier ne pouvant ni vérifier, ni maîtriser ces éléments situés hors de son champ de contrôle.

#### **Article 8 — Propriété intellectuelle**

Les droits de propriété intellectuelle attachés aux produits, services ainsi qu'aux matrices, dessins, clichés, outils, études techniques et autres documents réalisés par le Vendeur avec ou sans la collaboration de l'Acheteur, restent, sauf accord exprès contraire, la propriété exclusive du Vendeur, même au cas où un prix aurait été payé par l'Acheteur au titre de ces documents. Ces documents ne peuvent en aucun cas être commercialisés ou partagés sans accord préalable et exprès du Vendeur.

L'Acheteur s'interdit en outre d'utiliser toute marque, logo et autres signes distinctifs appartenant au groupe du Vendeur sans l'autorisation préalable et limitative du Vendeur.

Lorsque le Vendeur concède cette autorisation, l'Acheteur s'engage à respecter les règles relatives à l'utilisation des marques et logos du Vendeur.

#### **Article 9 — Données personnelles**

Les données personnelles fournies par l'Acheteur sont utilisées par le Vendeur, responsable de traitement, dans le cadre de la gestion des relations commerciales et de la fourniture d'offres commerciales (selon les choix opérés par l'Acheteur), sur la base légale de l'exécution du contrat avec l'Acheteur, la conformité légale et le consentement des personnes concernées. Aucun profilage individuel n'est opéré dans le cadre de ces traitements. Les données collectées sont utilisées par les équipes du Vendeur ayant à en connaître (en particulier service commercial, marketing et conformité) et peuvent faire l'objet d'un partage avec les sociétés 3M et tierces intervenant dans le cadre de l'exécution du contrat et de l'information commerciale de l'Acheteur. Dans ce cadre, le groupe 3M a assuré la mise en place de contrats types de transfert ou mesures de protections équivalentes permettant des transferts internationaux de données, notamment aux Etats-Unis. Les données collectées ne seront pas conservées au-delà du temps nécessaire au regard des finalités précitées. Les titulaires des données disposent d'un droit d'accès et de rectification, ainsi que de la possibilité de demander la suppression ou la minimisation de leurs données, dans le respect de la finalité initiale de traitement et du droit impératif applicable. Toute demande doit être adressée au contact commercial 3M de l'Acheteur. Les titulaires de données disposent en outre de la faculté de contacter le délégué à la protection des données (Attn. EU Data Protection Officer - 3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, Belgique - Adresse électronique : [DPO\\_EU@mmm.com](mailto:DPO_EU@mmm.com) - Téléphone : +32 2 7224594) ainsi que l'autorité de référence (France : C NIL). Pour plus d'informations sur la politique de 3M en matière de gestion de données personnelles : [http://solutions.3mfrance.fr/wps/portal/3M/fr\\_FR/EU2/Country/Corp/Privacy/](http://solutions.3mfrance.fr/wps/portal/3M/fr_FR/EU2/Country/Corp/Privacy/)

#### **Article 10 — Exportation**

Il est entendu que les produits du Vendeur sont destinés au marché français, et peuvent librement circuler dans l'Espace Economique Européen, à l'exclusion de toute possibilité d'export hors de cette zone. En tout état de cause, l'Acheteur opérant un export de produits du Vendeur est pleinement responsable 1/du respect de toutes les restrictions de contrôle à l'importation et à l'exportation ainsi 2/ que la conformité à toutes réglementations locales applicables. L'exportation vers certaines régions ou pays peut constituer une violation de la loi américaine. L'Acheteur déclare et garantit qu'il ne figure sur aucune liste d'organismes ou de personnalités visés par des sanctions ou restrictions telle qu'édictée par les Etats-Unis ou d'autres pays (ni déteu à 50% ou plus par une ou plusieurs parties restreintes) et ne participera directement ou indirectement à aucune transaction impliquant des produits du Vendeur avec des entités ou des personnes soumises à de telles restrictions. Sauf autorisation, l'Acheteur ne transférera ni n'utilisera aucune technologie ni aucun logiciel issu des produits du Vendeur dans le cadre d'activités impliquant des armes nucléaires, chimiques, des installations nucléaires non garanties, des missiles, des véhicules aériens sans équipage, ou véhicules à propulsion nucléaire, ou à des fins militaires ou pour des utilisateurs militaires.

#### **Article 11 — Conformité et éthique**

L'Acheteur déclare et garantit qu'il, ainsi que ses affiliés, propriétaires, dirigeants, administrateurs, employés, agents, sous-traitants, consultants, et représentants (ensemble les « Représentants ») satisfont à toutes obligations leur incombant au regard des lois, directives, règles, règlements, ordonnances, nationaux, locaux et internationaux en ce compris, sans limitation, les législations relatives à la lutte contre la corruption (par exemple : toute loi nationale contre la corruption, la Loi américaine relative aux Pratiques de Corruption à l'Etranger, la loi anglaise contre la corruption), à la fiscalité, à la lutte contre le blanchiment d'argent, à la concurrence, au droit commercial, à l'environnement, au transport, à la sécurité, à la santé et à l'emploi (collectivement désignés les « Lois ») qui s'appliquent au Vendeur, à l'Acheteur, et à l'activité de l'une ou l'autre partie, ainsi qu'aux produits et/ou services du Vendeur auxquels se rapporte le présent Accord. L'Acheteur respectera des normes de conduite professionnelle similaires au code de conduite de 3M et aux principes sous-jacents disponibles à l'adresse :

<https://multimedia.3m.com/mws/media/9136540/handbook-fr-pdf>

ainsi que, le cas échéant, celles du Code de responsabilité du fournisseur situé à :

<https://multimedia.3m.com/mws/media/16453610/fre-french-supplier-responsibility-code-2019.pdf>.

L'Acheteur déclare et garantit que ni lui ni ses Représentants n'agiront d'une manière qui pourrait causer une violation des Lois par le Vendeur. L'Acheteur informera immédiatement le Vendeur s'il a connaissance, ou a des éléments lui permettant de supposer, une violation des Lois par elle ou ses Représentants dans le cadre de l'exécution du présent Accord.

**Audit de Conformité.** Dans le cadre de ses propres efforts pour veiller à ce que ses activités soient menées en conformité avec les Lois, le Vendeur peut choisir de mener un / (des) audit(s) de conformité de l'Acheteur, pendant la durée de leur relation contractuelle et pour les cinq années suivantes. Le Vendeur accordera un préavis raisonnable préalablement à un tel audit, et l'Acheteur coopérera à tout audit de ce type, y compris en mettant les archives de l'Acheteur et de ses Représentants à disposition (documents tel que données, actifs, livres et comptes financiers pertinents), et en permettant l'examen des dites archives. Le Vendeur assumera le coût de l'Audit de Conformité et déterminera, à sa seule discrétion, le champ d'application, la méthodologie, la nature et la durée d'un audit.

#### **Article 12 – Cession**

L'Acheteur reconnaît et accepte que le Vendeur pourra librement céder tout ou partie du contrat et/ou commandes y afférentes sur simple notification.

#### **Article 13 — Litiges et droit applicable**

En cas de manquement présumé, les parties rechercheront une résolution amiable.

A défaut de résolution amiable, le Tribunal de Commerce de Pontoise sera seul compétent, y compris pour les procédures d'urgence.

Toutes les clauses des présentes conditions générales de vente ainsi que toutes les opérations d'achat et de vente qui y sont visées, sont soumises au droit français.

**Article 14 – Identifiants uniques**

En application de l'article R541-173 du code de l'environnement, le Vendeur indique les identifiants uniques qui lui sont attribués par les eco-organismes auquel il est affilié.

CITEO - Emballage	FR209036_01OAPE
CITEO - papier graphique	FR209036_03UDOK
ECODDS - déchets diffus spécifiques	FR209036_07YQYO
ECOSYSTEM - ECOLOGIC - DEEE	FR000198_05BJAK (ECOSYSTEM) FR025715_05MVFG (ECOLOGIC)
SCRELEC - batteries	FR000198_063Z5P
VALOBAT - produits et matériaux de construction de bâtiment	FR209036_04QVOQ
ECO MOBILIER - articles de bricolage et de jardin	FR025715_14AKNY





**3M France**  
1 Parvis de l'Innovation  
CS 20203  
95006 Cergy Pontoise Cedex  
Email : [repauto.fr@mmm.com](mailto:repauto.fr@mmm.com)  
[www.3mfrance.fr](http://www.3mfrance.fr)