

3M Svenska AB

Produktkatalog 2024

Bileftermarknad

Gäller fr.o.m. 2024-04-01

Informationen i den här katalogen är aktuell vid publiceringsdatumet. Produkternas tillgänglighet kan ändras av 3M från tid till annan. 3M ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnanden.



3M:s karosserilösningar hjälper dig att återställa bilen till bättre än ny.

Ansedda märken. Total Solutions.

På 3M är konsten och vetenskapen om bilskadereparation en viktig del av vår långvariga relation till våra kunder. Under årtionden har vi varit banbrytande inom slipmaterial, beläggningar och ytbehandling för att lösa aktuella behov hos bilverkstäderna. Varje produkt och lösning stöds av vårt team av experter för att guida dig och din verkstad varje steg på vägen.

Lär dig av våra experter idag.



Våra webbseminarier på begäran är tillgängliga när som helst och var som helst. Registrera dig nu och förbättra dina kunskaper. (Webbinarier på engelska.)

Innehållsförteckning

Slipprodukter

Nätrondeller	13
Pappersrondeller	14
Filmrondeller	20
Skumrondeller	24
Ytkonditioneringsrondeller	26
Fiberrondell	27
Rondeller med snabbfäste	27
Radialborstar och rondeller	28
Kap- och slipskivor	29
Slipsvampar	29
Nätark och rullar	30
Ark och rullar, slippapper	31
Ark och rullar, film	33
Non-woven-ark och rullar	34
Ark och rullar, tyg	35
Handdynor	35
Slipduksband	37
Ytkonditioneringsband	37
Block	38
Hållare och stödplattor	41
Damutsugningssystem och organisation på arbetsplatsen	45

Slipmaskiner

Polermaskiner	48
Vinkelslipar	48
Slipmaskiner	49
Delar och tillbehör till slipmaskiner	50

Innehållsförteckning

Lim, tätningsmedel & applikatorer

Konstruktionslim	56
Flexibla lim	57
Fogmassa och spackel	58
Limapplicering	59
Tätningstejper	62
Foamtejper	63
Lim och lappar för reparation	64
Munstycken och tillbehör	67
Lim för bilglas	68

Motorfordon

Spackel och produkter för bilreparation	70
Korrosionsskydd	71
Primer och mellanstrykningsfärg	73
Isolering	73
Skyddsbeläggningar och Hålrumsvox	74
Tillbehör och organisering	77

Rengöringsartiklar

Rengöringsmedel	82
Dukar och trasor	83
Rengöringskemikalier	85
Handrengöring	85

Ytbehandling

Sprutsystem	92
System för färgapplicering	100

Innehållsförteckning

Slutprodukter

Polermedel	114
Fina polermedel	116
Polerdynor till motorhuv	119
Tillbehör slipning och polering	126

Folier

Maskeringsfilmer	129
Monteringsverktyg	130
Ytskyddsmaterial	131

Tejper

Maskeringstejper, specialtejper och maskeringspapper	134
Vinyltejper	140
Dubbelhäftande tejper, Monteringstejper och Transfertejper	140

Andningsskydd

Andningsskydd för engångsbruk	144
Helmasker	144
Halvmasker	145
Patroner och filter	146
Delar och tillbehör till återanvändbara andningsskydd	147
Huvor och visir	149
Fläktassisterade andningsskyddssystem	150
Patroner och filter till fläktenheter	151
Tryckluftsmatade andningsskyddssystem	152
Delar och tillbehör	152

Innehållsförteckning

Ögonskydd

Skyddsglasögon	154
Skyddsglasögon, korgglasögon	156

Hörselskydd

Hörselproppar	158
Hörselkåpor	159
Hörselskyddstillbehör	160

Huvud- och ansiktsskydd

Skyddshjälm	162
-------------	-----

Svetsskydd

Svetshjälm	164
Automatisk nedbländande och passiva svetsglasögon	165

Kläder & Arbetskläder

Overaller	168
-----------	-----



Slipprodukter

Slipmaterial och slipmaterialstillbehör Vi har varumärken i världsklass som 3M™ Cubitron™ II, Trizact™ och Scotch-Brite™ i ett komplett sortiment av slipmaterial för att snabbt matcha våra lösningar med dina reparationsjobb. Det är en del av ett komplett och ständigt växande urval av sliprondeller, slipark, kapskivor, bälten och mycket mer från 3M, för ökad effektivitet i varje skede av karossreparation.



Satsa på prestanda. Lämna dammet bakom dig.

Introduktion av

3M™ Cubitron™ II Nätslipprodukter

För reparation av fordon

Få jobbet gjort snabbare med 3M™ Cubitron™ II Nätslipprodukter, våra snabbast skärande och mest hållbara slipskivor och ark. Den här familjen av nätbaserade slipmedel ger den exceptionella skärhastigheten och den förlängda livslängden hos Cubitron II-slipmedel. Allt medan de låter dammsugare prestera sitt bästa genom att praktiskt taget inte lämna något damm på arbetsytan och i miljön.

Fördelar



Prestanda

Snabbare skärning och längre livslängd än de ledande slipprodukterna på marknaden.



Effektivt

Hjälper till att öka produktiviteten och effektiviteten i verkstäderna genom att bidra till att minska omarbetning och rengöringstid.



Dammsugning

Utformad för att hjälpa till att minska dammet i luften från slipning för en renare arbetsplats.



Mångsidig

Kompatibel med pneumatiska och/eller elektriska slipmaskiner med eller utan dammsugningsfunktion.



Konstruktion

Den öppna nätstrukturen är utformad för att ge en praktiskt taget dammfri miljö för en renare och hälsosammare verkstad.

Funktioner



Nätkonstruktion för mycket effektiv dammsugning – över 95 %.



Teknik med en blandning av precisionsformade slipmineraler och keramiska mineraler för snabbare avverkning och längre livslängd.



Går att använda stödplattor för flera hål och block för enkel justering av skivhål och dammsugning.



3M™ Cubitron™ II Net Abrasives är kompatibla med din befintliga dammsugningsutrustning.



Centrumhål för enkel justering och förvaring av skivan.

3M.com/auto-abrasives

Kom igång med rätt slipmaterial.

 3M™ Cubitron™ II Nät slipark	 3M™ Cubitron™ II Slipark 737U	 3M™ Blue Nät slipark	 3M™ Hookit™ Blue Nät slipark 325U	 3M™ Hookit™ Gold Nät slipark 255P
Avverkning 	Avverkning 	Avverkning 	Avverkning 	Avverkning 
Livslängd 	Livslängd 	Livslängd 	Livslängd 	Livslängd 
Dammutsug 	Dammutsug 	Dammutsug 	Dammutsug 	Dammutsug 
Kornstorlekar 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+	Kornstorlekar 40+, 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+, 400+	Kornstorlekar 80, 120, 150, 180, 220, 240, 320	Kornstorlekar 80, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600	Kornstorlekar 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 360, 400, 500, 600
Storlekar 75 mm, 125 mm, 150 mm, 203 mm	Storlekar 75 mm, 90 mm, 125 mm, 150 mm	Storlekar 75 mm, 125 mm, 150 mm	Storlekar 150 mm	Storlekar 75 mm, 125 mm, 150 mm, 203 mm
Teknologi 3M Precisionsformade slipmineraler	Teknologi 3M Precisionsformade slipmineraler	Teknologi Konstruerad keramisk mineralblandning	Teknologi Konstruerad keramisk mineralblandning	Teknologi Aluminiumoxidmineral
Material Nät	Material Papper (flera hål)	Material Nät	Material Papper (flera hål)	Material Papper (olika hållkonfigurationer)
Fästtyp 3M™ Hookit™	Fästtyp 3M™ Hookit™	Fästtyp 3M™ Hookit™	Fästtyp 3M™ Hookit™	Fästtyp 3M™ Hookit™



CUBITRON™ II
Slipondeller

5 skäl till att byta till 3M™ Cubitron™ II slipmaterial:

1

Kapar 30 %
snabbare med
mindre energi.

2

Håller dubbelt
så länge som
konventionella
slipmaterial.

3

Svalare design –
lägre risk för att
metallen ska
försämras.

4

Ger en finare,
jämnare ytfinish.

5

Sparar tid
och pengar
genom högre
produktivitet.

3M-teknik för 3M™ Cubitron™ II slipmaterial

Ce
Keramik


3M har under många årtionden
utvecklat mineraler som mot-
svarar den hårdhet och slitstyrka
som krävs för olika användnings-
områden.

Mr
Mikro-
replikering

Genom mikroreplikeringsteknik
kan samma mineralstruktur upp-
repas för 3M:s alla precisionsfor-
made slipmineraler.

Pp
Precisions-
bearbetning

Precisionsbearbetning skapar
en jämn mineralstruktur på rätt
ställen, oavsett vilket substrat
produkten har.



PERSONLIGT SKYDD

• Comfort partikelmask P3



• Hörselskydd



• Comfort skyddsglasögon



• Återanvändbar overall



• Skyddshandskar



1 Slipa ner arbetsområdet



- ▶ 3M™ Cubitron™ II Nätrondell 120+ - 150+.
- ▶ För att öka livslängden på underlagsskivan vid slipning med 3M Nätslipprodukter rekommenderar vi användning av Festool Automotive Systems Protection Pad (Art Nr: 30089, PP-STF D150)
- ▶ Festool Automotive Systems elektrisk slipmaskin ETS EC 150/5 eller Festool Automotive Systems tryckluftsdreven slipmaskin LEX 3 150/5 eller 150/7.



2 Finslipa ytan och jämna ut kanterna



- ▶ 3M™ Cubitron™ II Nätrondell 220+ - 240+.
- ▶ Förfina slipprepar som minskar möjligheten för lösningsmedel från spacklet att tränga in i originallacken. Om detta händer kan det leda till att ytan reser sig omkring reparationen.



3 Slipa spacklet



- ▶ 3M™ Cubitron™ II Nätrondell 150+ - 240+.
- ▶ Första riktning av spacklet
- ▶ Säkerställ att du använder dammsug.
- ▶ Hitta och betona slipprepar genom att använda kontrollfärg.



4 Förslipa kanter och avgränsningar



- ▶ 3M™ Grippy Sanding Cloth, P800 - P1000.
- Obs! För maximal säkerhet.



5 Finslipa ytan och jämna ut kanterna



- ▶ 3M™ Cubitron™ II Nätrondell 320+.
- ▶ Det rekommenderas att använda en mjuk distansplatta vid slipning av konvexa eller konkava områden.
- Tips: Valet av korstorlek måste justeras efter lösningsmedlets känslighet i originallacken. Ju högre lösningsmedlets känslighet i originallacken är desto finare slipning före applicering av primer.



6 Planslipning av primern ovanpå spackelområdet.



- ▶ 3M Hookit™ Handkloss och 3M slipmaterial 320+ - 400+.
- ▶ Betona texturen och strukturen på primern genom att använda kontrollfärg.
- ▶ För bästa resultat och mest effektiv process ska du alltid använda dammsug.



7 Förslipa kanter och avgränsningar



- ▶ 3M™ Grippy Sanding Cloth, P800 - P1000.
- Obs! För maximal säkerhet.
- ▶ Hitta och betona slipprepar genom att använda kontrollfärg.




8 Att slipa stort område med primer




- ▶ Excenterslipning med 3M slipmaterial 400+ - P500.
- ▶ För kritiska färger använd 3M™ Hookit™ Flexibel skumsliprondell P600 som sista slipsteg efter 400+.
- ▶ Damma av ytan med 3M™ Scotch-Brite™ sliprondeller.
- Tips: Det rekommenderas att använda en mjuk distansplatta vid slipning av konvexa eller konkava områden.



9 Mattering till intilliggande områden



- ▶ 3M™ Hookit™ Mjuk skumsliprondell P800 - P1000
- ▶ Förbered närliggande områden i originallacken.
- Obs! För maximal säkerhet.



Nätrondeller

Focus

3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller

3M™ Cubitron™ II nätrondeller är en serie med snabbkapande och hållbara nätrondeller som ger den utmärkta avverkning och längre livslängd som kan förväntas av ett Cubitron II-slipmedel. De är utformade för att hjälpa dammsug att göra sitt bästa och lämnar praktiskt taget inget damm på arbetsytan eller i omgivningen.



Koppla ihop med ett 3M-rekommenderat slip- och dammsugningssystem för att skapa ett perfekt dammsamlingsystem för din verkstad.

- Högapverkande, hållbara nätrondeller som är tillverkade med de patenterade 3M™ Cubitron™ II precisionformad slipmineral.
- De hjälper dammsug att uppnå bästa möjliga prestanda – oavsett om det är ett av slipmaskinen själv-genererande dammsug, ett centralt dammsugarsystem eller en bärbar dammsugare
- De patenterade triangulära mineralkornen på arken skär genom substrat snarare än att nötning eller "plo-ga" som konventionella slipkorn, vilket hjälper arket att svalna, kapa snabbare och hålla längre

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100291684	31650	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 150 mm, 80+, 31650	6	Rulle	1	6
7100291686	31651	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 150 mm, 120+, 31651	6	Rulle	1	6
7100291571	31652	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 150 mm, 150+, 31652	6	Rulle	1	6
7100291683	31653	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 150 mm, 180+, 31653	6	Rulle	1	6
7100290383	31654	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 150 mm, 220+, 31654	6	Rulle	1	6
7100291572	31655	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 150 mm, 240+, 31655	6	Rulle	1	6
7100291570	31656	3M™ Cubitron™ II rulle nätrondeller, 150 mm, 320+, 31656	6	Rulle	1	6

Focus

3M™ Blue rulle nätrondeller

3M™ Blue nätrondeller är sliprondeller som ger enastående prestanda. De är byggda med en konstruerad keramisk-mineralblandning av slipmedel som ger en snabb kapningshastighet och lång hållbarhet av skivan. De erbjuder också ett utmärkt dammavlägsnande när de används med ett dammsugningssystem.



- Sliprondeller som ger oöverträffad prestanda till ett konkurrenskraftigt pris
- Byggt med en konstruerad keramik-mineralblandning som ger en utmärkt avverkningshastighet och livslängd
- Balanserad för enastående slipprestanda för avverkning, livslängd och dammsug

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100283786		3M™ Blue rulle nätrondeller 150 mm, 320, 36425	8	Rulle	1	8
7100283788		3M™ Blue rulle nätrondeller, 150 mm, 120, 36421	8	Rulle	1	8
7100283787		3M™ Blue rulle nätrondeller, 150 mm, 180, 36423	8	Rulle	1	8
7100283752		3M™ Blue rulle nätrondeller, 150 mm, 240, 36425	8	Rulle	1	8
7100283766		3M™ Blue rulle nätrondeller, 150 mm, 320, 36426	8	Rulle	1	8

Pappersrondeller

Focus

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U

Utmärkt avverkning och slitstyrka under viktiga moment av bilreparationen med en 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ sliprondell med multihål 737U. Våra sliprondeller med trekantiga slipkorn och multihålat mönster är idealiska för färgborttagning, grovformning av spackel, utjämning av lackkanter och slutarbete före beredning eller primerslipning.



- Ger 30 % snabbare avverkning jämfört med andra högkvalitativa slippapper
- Precisionsformade, självslipande korn som varar dubbelt så länge som konventionella slipmaterial för industriellt bruk
- Vassare slipkorn gör att mindre tryck krävs vilket leder till mindre friktion och slitage

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100147541	31361	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 75 mm, Multihål, 80+, 31361	200	Styck	50	200
7100155472	31362	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 75 mm, Multihål, 120+, 31362	200	Styck	50	200
7100155303	31363	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 75 mm, Multihål, 150+, 31363	200	Styck	50	200
7100155359	31364	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 75 mm, Multihål, 180+, 31364	200	Styck	50	200
7100155314	31461	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 75 mm, Multihål, 220+, 31461	200	Styck	50	200
7100138559	31462	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 75 mm, Multihål, 240+, 31462	4	Kartong	1	4
7100141531	31463	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 75 mm, Multihål, 320+, 31463	200	Styck	50	200
7100141500	31464	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 75 mm, Multihål, 400+, 31464	200	Styck	50	200
7100273615	51611	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 90 mm, Multihål, 120+, 51611	500	Styck	50	500
7100273614	51612	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 90 mm, Multihål, 150+, 51612	500	Styck	50	500
7100273627	51614	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 90 mm, Multihål, 220+, 51614	500	Styck	50	500
7100273449	51616	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 90 mm, Multihål, 320+, 51616	500	Styck	50	500
7100273602	51369	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 150 mm, Multihål, 80+, 51369	1	Styck	50	250
7100273932	51370	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 150 mm, Multihål, 120+, 51370	500	Styck	50	250
7100273963	51421	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 150 mm, Multihål, 150+, 51421	250	Styck	50	250
7100273957	51422	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 150 mm, Multihål, 180+, 51422	250	Styck	50	250
7100273613	51423	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 150 mm, Multihål, 220+, 51423	250	Styck	50	250
7100265969	51424	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 150 mm, Multihål, 240+, 51424	250	Styck	50	250
7100173181	51426	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 150 mm, Multihål, 320+, 51426	250	Styck	50	250
7100225245	51428	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Sliprondell 737U, 150 mm, Multihål, 400+, 51428	250	Styck	50	250

PERSONLIGT SKYDD

• Comfort partikelmask P3



• Hörselskydd



• Comfort skyddsglasögon



• Återanvändbar overall



• Nitrilhandskar



Grundkrav



- Använd alltid lämpligt dammsug och välj rätt verktyg för slipning i aluminium: Festool Cleantec CTM 48 EC/B22 är certifierad under ATEX direktiv 94/9/EG för Zone 22 områden.
- Separata verktyg och slipmaterial för att undvika korskontaminering.
- Obs! Om aluminiumdamm och ståldamm blandas kan en termisk reaktion uppstå som kan ge upphov till en explosion som är mycket mer kraftfull än med bara aluminiumdamm.



Festool LEX 3 150/5
Festool LEX 3 150/7

Festool Cleantec CTM
48 E LE EC/B22

Festool IAS 3-3500 AS -
motsvarande DIN IEC 312,
Antistatisk, (DIN IEC 312) <
1 M2/m

1 Slipa ner arbetsområdet



- 3M™ Hookit™ Cubitron™ II Slipondeller, 120+ - 150+.
- Hitta och betona sliprepor genom att använda kontrollfärg.

Obs! Aluminium är en väldigt mjuk metall! Var extra uppmärksam eftersom onödigt grovt slipmaterial allvarligt kan skada substratets yta.



3M™ Hookit™ Cubitron™ II
Slipondeller

3M™ Dry Guide Coat

2 Finslipa ytan och jämna ut kanterna



- 3M™ Hookit™ Cubitron™ II Slipondeller 220+ - 240+.
- Förfina sliprepor som minskar möjligheten för lösningsmedel från spacklet att tränga in i originallacken. Om detta händer kan det leda till att ytan reser sig omkring reparationen.



3M™ Hookit™ Cubitron™ II
Slipondeller

Festool Interface-Pad

3 Slipa spackel



- 3M™ Hookit™ Cubitron™ II Slipondeller 150+ - 240+.
- Planslipning av spackelområdet.
- Hitta och betona sliprepor genom att använda kontrollfärg.

Obs! Undvik att onödig värme uppstår under slipningsprocessen eftersom detta kan skada aluminiumsubstratet.



3M™ Hookit™ Cubitron™ II
Slipondeller

3M™ Hookit™ Purple
Handkloss


3M™ Hookit™ Purple+
Ark

4 Förslipa kanter och avgränsningar



- 3M™ Hookit™ Flexible Slipark P800-P1000.

Obs! För maximal säkerhet.



3M™ Hookit™ Flexible
Slipark

3M™ Hookit™ Flexible Slipark

5 Finslipa ytan och jämna ut kanterna



- 3M™ Hookit™ Cubitron™ II Slipondeller 320+.
- Det rekommenderas att använda en mjuk distansplatta vid slipning av konvexa eller konkava områden.

Tips: Valet av korstorlek måste justeras efter lösningsmedlets känslighet i originallacken. Ju högre lösningsmedlets känslighet i originallacken är, desto finare slipning före applicering av primer.



3M™ Hookit™ Cubitron™ II
Slipondeller

Festool Interface-Pad

6 Planslipning av spackelområdet.



- 3M™ Hookit™ Handkloss och 3M slipmaterial 320+ - 400+.
- Betona texturen och strukturen på primern genom att använda kontrollfärg.
- För bästa resultat och mest effektiv process ska du alltid använda dammsug.



3M™ Hookit™ Cubitron™ II
slipark


3M™ Hookit™ Purple
Handkloss

3M™ Dry Guide Coat

7 Förslipa kanter och avgränsningar



- 3M™ Hookit™ Flexible Slipark P800-P1000.
- Obs! För maximal säkerhet.
- Hitta och betona sliprepor genom att använda kontrollfärg.



3M™ Hookit™ Flexible
Slipark

3M™ Hookit™ Flexible
Slipark

8 Slutslipning av primer på stora yta före målning



- Excenterslipning med 3M slipmaterial 400+ - P500.
- För kritiska färger använd 3M™ Hookit™ Flexibel skumslipondell P600 som sista slipsteg efter 400+.
- Damma av ytan med 3M™ Scotch-Brite™ slipondeller.

Tips: Det rekommenderas att använda en mjuk distansplatta vid slipning av konvexa eller konkava områden.




3M™ Hookit™ Cubitron™ II
Slipondeller

3M™ Hookit™ Mjuk
skumslipondell

3M™ Scotch-Brite™
slipondeller

Festool LEX 3 150/3

9 Mattering till intilliggande områden



- 3M™ Hookit™ Mjuk skumslipondell P800 - P1000.
- Förbered närliggande områden i originallacken.
- Obs! För maximal säkerhet.



3M™ Hookit™ Mjuk
skumslipondell

PERSONLIGT SKYDD

• Comfort partikelmask P2



• Hörselskydd



• Comfort skyddsglasögon



• Återanvändbara arbetskläder



• Skyddshandskar



1 Slipa ner arbetsområdet



- Slipa ned reparationsområdet till bar metall
 - För att avlägsna beläggningar snabbare, använd läget för grov ROTEX-rörelse
 - För att finslipa tidigare grova sliprepor, ändra till ROTEX-läget "Orbital random motion" (excenterslipning), med samma sliprendell på maskinen
- Obs! För arbete i aluminium, använd alltid ett pneumatiskt slipverktyg som Festool Automotive Systems LEX 3 150/7 och följ instruktionerna i ATEX-direktivet 94/9/EG för zon 22-områden



2 Göra ytan ren



- Rengör ytan



3M™ Limborttagare för allroundbruk



3M™ Professionell torkduk

Kalibrering av en ny patron



- Sätt in patronen i en lämplig applikatorpistol
 - Innan blandningsmunstycket ansluts till patronen, kalibrera patronen genom att klämma ut en liten mängd material tills bägge komponenter har tryckts ut lika mycket
 - Anslut blandningsmunstycket och avyttra de första 2-4 cm av uttryckt material för att ta bort eventuellt felaktigt blandat material
- Obs! Det föregående steget är endast nödvändigt när en ny patron används



3M™ FC Epoxi Metallspackel



3M™ Statiskt blandningsmunstycke



3M™ High Power Manuell pistol

3 Applikation




- Skrapspackla först ett "tätt" skikt av material på det svetsade området för att säkerställa att materialet helt täcker porer från tidigare svetssteg. Ytterligare lager av produkten kan appliceras omedelbart på det första lagret i en "vätt-i-vätt" process, för att bygga upp reparationen till den erforderade nivån
- Arbetstid och öppentid för blandningsmunstycke 15-20 min @ 22 °C
- Rekommenderade inställningar för applikatorer: pneumatisk max. ingångstryck 5,5 bar/batteridrivna 3 kN, maxhastighet 180 mm/min




3M™ Spackelspade av plast

4 Torkning




- Hårdningen av 3M™ FC Epoxi Metallspackel kan påskyndas med hjälp av IR-torkning efter den initiala avluftningstiden. Vänta i 10 minuter med att använda en IR-torkare och värm sedan i 10-20 minuter med en objektstemperatur på 70 °C
 - Lufttorkning: slipbar ~ efter 4 tim @ 22 °C omgivningstemperaturer
- Tips: Om du värmer upp materialet och ytan till ~30 °C innan materialet appliceras går hårdningen snabbare, särskilt vid kalla omgivningstemperaturer

5 Uppslipning av spackelområdet



- Formslipning kan också göras med traditionella pansarfilar

6 Slipning av spackelområdet



- Planslipning av spackelområdet
- För att avlägsna beläggningar snabbare, använd läget för grov ROTEX-rörelse
- För att finslipa tidigare grova sliprepor, ändra till ROTEX-läget "Orbital random motion" (excenterslipning), med samma sliprendell på maskinen



3M™ Hookit Cubitron II 80+ - 120+ - 125 mm



Festool RO 125




3M™ Hookit Cubitron II 80+ - 120+ 150 mm



Festool LEX 3 150/7

7 Göra ytan ren



- Rengör ytan nog



3M™ Limborttagare för allroundbruk



3M™ Professionell torkduk

Valfritt - applicering av ett andra lager



- Applicera ett ytterligare lager av 3M™ FC Epoxi Metallspackel om nödvändigt och upprepa torknings- och slippningssteg såsom rekommenderat i de tidigare stegen
- Maximal slutbehandlad tjocklek ska inte överskrida 4-6 mm, maximal lagertjocklek ska inte överskrida 2-3 mm
- Följ därefter rekommendationerna från fordons- och färgtillverkarna för följande steg



3M™ FC Epoxi Metallspackel



3M™ Statiskt blandningsmunstycke



3M™ High Power Manuell pistol

powered by

FESTOOL
Automotive Systems

Slipprodukter

Focus

3M™ Hookit™ Sliprondell 255P

3M™ Hookit™ rondell 255P Gold är en sliprondell av C-vikt för universell lätt slipning. Den populära sliprondellen 255P Gold är mycket effektiv.



- Universellt bruk
- Olika kornstorlekar, från P80 till P600. Används t.ex. till färgborttagning.
- 255P-rondeller och dynor ger bättre avverkning, mindre igensättning och mindre luftburet damm

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100253066	50443	3M™ Hookit™ Sliprondell 255P, 150 mm, 15 hål, P80, 50443	500	Styck	100	500
7100253067	50445	3M™ Hookit™ Sliprondell 255P, 150 mm, 15 hål, P120, 50445	500	Styck	100	500
7100253068	50446	3M™ Hookit™ Sliprondell 255P, 150 mm, 15 hål, P150, 50446	500	Styck	100	500
7100253069	50447	3M™ Hookit™ Sliprondell 255P, 150 mm, 15 hål, P180, 50447	500	Styck	100	500
7100253070	50448	3M™ Hookit™ Sliprondell 255P, 150 mm, 15 hål, P220, 50448	500	Styck	100	500
7100253071	50449	3M™ Hookit™ Sliprondell 255P, 150 mm, 15 hål, P240, 50449	500	Styck	100	500
7100253073	50451	3M™ Hookit™ Sliprondell 255P, 150 mm, 15 hål, P320, 50451	500	Styck	100	500
7100253075	50453	3M™ Hookit™ Sliprondell 255P, 150 mm, 15 hål, P400, 50453	500	Styck	100	500
7100253076	50454	3M™ Hookit™ Sliprondell 255P, 150 mm, 15 hål, P500, 50454	500	Styck	100	500
7100253077	50455	3M™ Hookit™ Sliprondell 255P, 150 mm, 15 hål, P600, 50455	500	Styck	100	500
7100106431	51661	3M™ Hookit™ Sliprondell 255P, 150 mm, 17 hål, P280, 51661	500	Styck	100	500
7100106433	51663	3M™ Hookit™ Sliprondell 255P, 150 mm, 17 hål, P360, 51663	500	Styck	100	500
7100106436	51666	3M™ Hookit™ Sliprondell 255P, 150 mm, 17 hål, P600, 51666	500	Styck	100	500

Slipprodukter

Focus

3M™ Hookit™ Sliprondell 325U

3M™ Hookit™ blå sliprondell 325U är tillverkad med keramisk mineralblandning och avsedd för utmärkt avverkning med svårslagen dammborttagning baserad på en teknik med flera hål.

- Hookit™-sliprondell med keramisk mineralblandning
- Hookit™-fästsystem
- Kornstorlekarna P80 till P600



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100248530	51371	3M™ Hookit™ Sliprondell 325U, Blå, 150 mm, Multihål, 80, 51371	500	Styck	1	500
7100248531	51373	3M™ Hookit™ Sliprondell 325U, Blå, 150 mm, Multihål, 120, 51373	500	Styck	1	500
7100248532	51374	3M™ Hookit™ Sliprondell 325U, Blå, 150 mm, Multihål, 150, 51374	500	Styck	1	500
7100248583	51375	3M™ Hookit™ Sliprondell 325U, Blå, 150 mm, Multihål, 180, 51375	500	Styck	1	500
7100248584	51376	3M™ Hookit™ Sliprondell 325U, Blå, 150 mm, Multihål, 220, 51376	500	Styck	1	500
7100248585	51377	3M™ Hookit™ Sliprondell 325U, Blå, 150 mm, Multihål, 240, 51377	500	Styck	1	500
7100248586	51379	3M™ Hookit™ Sliprondell 325U, Blå, 150 mm, Multihål, 320, 51379	500	Styck	1	500
7100249344	51381	3M™ Hookit™ Sliprondell 325U, Blå, 150 mm, Multihål, 400, 51381	5	Kartong	1	5
7100249345	51382	3M™ Hookit™ Sliprondell 325U, Blå, 150 mm, Multihål, 500, 51382	5	Kartong	1	5
7100249346	51383	3M™ Hookit™ Sliprondell 325U, Blå, 150 mm, Multihål, 600, 51383	5	Kartong	1	5

Slipprodukter

Focus

3M™ Hookit™ Sliprondell 337U

Få en enhetligt matt finish på E-Coat primer med 3M™ Hookit™ sliprondell 337U. Sliprondellen är speciellt framtagen för de extremt hårda E-Coat grunderna.

- Finishen motsvarar P320
- Använd till slipning av mycket hård E-Coat primer på nya delar till bilar
- Ger en enhetligt matt finish



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100181554	50535	3M™ Hookit™ Sliprondell 337U, 150 mm, 15 hål, P320, 50535	100	Styck	50	100

Focus

3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 334U

Spara arbetskraft och förbättra kvaliteten med 3M™ Hookit™ Clean Sanding, lila sliprondell, 334U – rondellen som är tillverkad för snabb avverkning och jämn finish. Använd för finslipning av primer innan baslack appliceras.

- Högeffektiv sliprondell med Hookit™-fästsystem
- Sista slipsteget före applicering av baslack.
- Mindre igensättning vid finslipning av känsliga primers.



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100040483	50534	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 334U, 150 mm, 177-hål, P500, 50534	500	Styck	100	500
7000084828	50913	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 334U, 150 mm, 177-hål, P600, 50913	500	Styck	100	500
7000000488	30272	3M™ Purple Hookit Rondell 334U, 75 mm, Multihål, P500, 30272	200	Styck	50	200
7000045475	30261	3M™ Purple Hookit Rondell 334U, 75 mm, Multihål, P600, 30261	200	Styck	50	200

Filmrondeller

Focus

3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L

Den lila 3M™ Hookit™-finishsliprondellen med plastfilmsrygg används för mattering före lack samt borttagning av dammnoppor och apelsinsalsstruktur i topplacken.



- Jämnar ut apelsinsalsstruktur, dammnoppor eller rinningar från alla slags billacker
- Snabb avverkning och hög rondellivslängd med slipmedel av aluminiumoxid
- Används för mattering före målning

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100122790	30371	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 75 mm, 0 hål, P600, 30371	200	Styck	50	200
7100122788	30370	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 75 mm, 0 hål, P800, 30370	200	Styck	50	200
7100122803	30369	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 75 mm, 0 hål, P1000, 30369	200	Styck	50	200
7100123056	30368	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 75 mm, 0 hål, P1200, 30368	200	Styck	50	200
7100123055	30367	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 75 mm, 0 hål, P1500, 30367	200	Styck	50	200
7100126984	51263	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 75 mm, 3 hål, P600, 51263	200	Styck	50	200
7100126991	51264	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 75 mm, 3 hål, P800, 51264	200	Styck	50	200
7100126990	51265	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 75 mm, 3 hål, P1000, 51265	200	Styck	50	200
7100126231	51266	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 75 mm, 3 hål, P1200, 51266	200	Styck	50	200
7100123054	51257	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 75 mm, 3 hål, P1500, 51257	200	Styck	50	200
7100123053	51156	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 150 mm, 15 hål, P600, 51156	200	Styck	50	200
7100123753	51155	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 150 mm, 15 hål, P800, 51155	200	Styck	50	200
7100123051	51157	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 150 mm, 15 hål, P1000, 51157	200	Styck	50	200
7100123052	51158	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 150 mm, 15 hål, P1200, 51158	200	Styck	50	200
7100123050	51154	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 150 mm, 15 hål, P1500, 51154	200	Styck	50	200
7100122781	34780	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 150 mm, 17 hål, P600, 34780	200	Styck	50	200
7100122797	34781	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 150 mm, 17 hål, P800, 34781	200	Styck	50	200
7100122800	34782	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 150 mm, 17 hål, P1000, 34782	200	Styck	50	200
7100122787	34783	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 150 mm, 17 hål, P1200, 34783	200	Styck	50	200
7100122776	34784	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 150 mm, 17 hål, P1500, 34784	200	Styck	50	200
7100123057	34785	3M™ Hookit™ Purple Sliprondell 260L, 150 mm, 17 hål, P2000, 34785	200	Styck	50	200

Slipprodukter

3M™ Hookit™ Sliprondell på film 260L

3M™ Hookit™ filmrondell 260L är idealisk för arbete på bilkarossen som t.ex. mattering, skarvborttagning, färgförberedelse och borttagning av färgdefekter. Välj bland kornstorlekar från P600 till P2000, alla på tålig filmbaksida.



- Sliprondeller med filmbaksida för slipning av applikationer där hög finish behövs
- Slipmineral av aluminiumoxid ger snabb avverkning och hög rondellivslängd
- Byt och återanvänd rondeller enkelt med 3M's Hookit™-fästsystemet

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100113428	51057	3M™ Hookit™ Sliprondell på film 260L, 150 mm, 15 hål, P600, 51057	250	Styck	50	250
7100113151	51099	3M™ Hookit™ Sliprondell på film 260L, 150 mm, 15 hål, P800, 51099	250	Styck	50	250
7100113365	51055	3M™ Hookit™ Sliprondell på film 260L, 150 mm, 15 hål, P1000, 51055	250	Styck	50	250
7100113150	51054	3M™ Hookit™ Sliprondell på film 260L, 150 mm, 15 hål, P1200, 51054	250	Styck	50	250
7100113147	51053	3M™ Hookit™ Sliprondell på film 260L, 150 mm, 15 hål, P1500, 51053	250	Styck	50	250

3M™ Hookit™ Flexibel Sliprondell 270J

De mjuka 3M™ Hookit™-sliprondellerna är med precision överdragna med högkvalitetsmineraler och gum-mibindemedel för att uppnå lång effekt vid primerslipning, beredning och ytbehandling. Med våra flexibla rondeller får du utmärkt avverkning och finish genom deras flexibilitet, teknik med beläggningsresistens och formbarhet.



- Bra mjukhet och formbarhet
- Högsta kvalitet så att varje finish blir enhetlig och jämn
- Mindre genomslipningar vid slipning av tunna lager

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100018328	34417	3M™ Hookit™ Flexibel Sliprondell 270J, 150 mm, 15 hål, P400, 34417	125	Styck	25	125
7100018798	34419	3M™ Hookit™ Flexibel Sliprondell 270J, 150 mm, 15 hål, P600, 34419	125	Styck	25	125
7100018796	34420	3M™ Hookit™ Flexibel Sliprondell 270J, 150 mm, 15 hål, P800, 34420	125	Styck	25	125
7100018799	34421	3M™ Hookit™ Flexibel Sliprondell 270J, 150 mm, 15 hål, P1000, 34421	125	Styck	25	125
7100018810	34422	3M™ Hookit™ Flexibel Sliprondell 270J, 150 mm, 15 hål, P1200, 34422	125	Styck	25	125
7100018327	34423	3M™ Hookit™ Flexibel Sliprondell 270J, 150 mm, 15 hål, P1500, 34423	125	Styck	25	125
7100104547	34800	3M™ Hookit™ Flexibel Sliprondell 270J, 150 mm, 17 hål, P400, 34800	125	Styck	25	125
7100104516	34801	3M™ Hookit™ Flexibel Sliprondell 270J, 150 mm, 17 hål, P600, 34801	125	Styck	25	125
7100104515	34802	3M™ Hookit™ Flexibel Sliprondell 270J, 150 mm, 17 hål, P800, 34802	125	Styck	25	125
7100104330	34803	3M™ Hookit™ Flexibel Sliprondell 270J, 150 mm, 17 hål, P1000, 34803	125	Styck	25	125
7100104331	34804	3M™ Hookit™ Flexibel Sliprondell 270J, 150 mm, 17 hål, P1200, 34804	125	Styck	25	125
7100104332	34805	3M™ Hookit™ Flexibel Sliprondell 270J, 150 mm, 17 hål, P1500, 34805	125	Styck	25	125

3M™ Hookit™ Sliprondell 216U

3M™ Hookit™ mjuk sliprondell 216U är baserad på aluminiumoxid som slipmedel på en mjuk skumbaksida.

- Hookit™-sliprondell med aluminiumoxid
- Skumbaksidan ger flexibilitet
- Kornstorlekarna P320 till P800/P1000



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000091918	51087	3M™ Hookit™ Sliprondell 216U, 150 mm, 15-hål, P320, 51087	150	Styck	25	150
7000091920	51089	3M™ Hookit™ Sliprondell 216U, 150 mm, 15-hål, P400, 51089	150	Styck	25	150
7000091921	51090	3M™ Hookit™ Sliprondell 216U, 150 mm, 15-hål, P500, 51090	150	Styck	25	150
7000091922	51091	3M™ Hookit™ Sliprondell 216U, 150 mm, 15-hål, P600, 51091	150	Styck	25	150
7000091923	51092	3M™ Hookit™ Sliprondell 216U, 150 mm, 15-hål, P800, 51092	150	Styck	25	150

Slipprodukter

3M™ Trizact™ Hookit™ klarlacksslipprondell 471LA

3M™ Trizact™ Hookit™ klarlacksslipprondeller är idealiska för att ta bort defekter i färgen, såsom damm och matchande apelsinskalsstrukturer. De används före finslipningsprodukter eller traditionella polermedel och underläggsplattor.



- Används för att jämna ut smutsspetsar och förfina slipprepor.
- Använd alltid fuktig.
- Filmbaksida erbjuder rivbeständig hållbarhet och flexibilitet för slipning av ojämna fordonsytor.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100041423	05601	3M™ Trizact™ Hookit™ klarlacksslipprondell 471LA, 75 mm, 1500, 05601	100	Styck	25	100
7100041081	05600	3M™ Trizact™ Hookit™ klarlacksslipprondell 471LA, 150 mm, 1500, 05600	100	Styck	25	100

3M™ Trizact™ Finesse-it™ Rondell på rulle 466LA

Till 3M™ Trizact™ Finesse-it™-rullen med filmrondell 466LA används vår egen teknik för mikroreplikering där kiselkarbidpartiklar av micron kornstorlek är formade till små pyramider av slipmineral och sedan belagda på en baksida av ej komprimerbar polyester.



- Med vassa mikroreplikerade 3M™ Trizact™-slipmedel för förutsägbar och enhetlig finish
- Idealisk för 3M-repareringsprocessen i två steg för lackdefekter på bilar
- Finns i form av en praktisk rulle

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000034236	PN50079	3M™ Trizact™ Finesse-it™ Rondell 466LA, 32mm, 1000 st/krt	1000	Styck	100	1000

Skumrondeller

Focus

3M™ Trizact™ Hookit™ matteringsrondell 443SA

Förbered blandningsytor för målning med jämna resultat med hjälp av 3M™ Trizact™ Hookit™ matteringsrondeller. Dessa sliprondeller med skumbaksida är designade för att mätta och slipa blandningspaneler, texturmatcha apelsinsalsstrukturer och för att ta bort sandrepor innan färgblandning på intilliggande paneler. När de används fuktiga, eliminerar de behovet av matteringsmedel eller våtslipmedel.



- Designad för att mätta blandningspaneler, texturmatcha apelsinsalsstrukturer och ta bort fina sandrepor före färgblandning.
- Används alltid fuktiga, vilket eliminerar behovet av matteringsmedel och våtslipmedel.
- Skumbaksidan ger mycket kontroll och jämn kontakt med ytan.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000034389	50413	3M™ Trizact™ Hookit™ matteringsrondell 443SA, 75 mm, 1000, 50413	60	Styck	15	60
7000034388	50341	3M™ Trizact™ Hookit™ matteringsrondell 443SA, 150 mm, 1000, 50341	60	Styck	15	60

Focus

3M™ Trizact™ Hookit™ sliprondell i skum 443SA 6000

Lägg mindre tid på polering och dra fördel av mindre risk för defekter genom att använda 3M™ Trizact™ Hookit™ skumslipmedel 6000. Använd dessa rondeller som nästa steg för att förfina repor med kornstorlek 3 000 för att minska polering. 3M™ Trizact™ slipmedlen är konstruerade för jämn avverkning och lång livslängd.



- Designad för att förfina sandrepor med kornstorlek 3 000 och därmed minska den totala efterbehandlingstiden.
- Används alltid fuktiga, vilket ger en lång livslängd och mindre belastning än torrslipning.
- Tillåter tekniker att förfina färgrepor med en lättare dubbelverkande slipmaskin istället för en tyngre polermaskin.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000043154	51131	3M™ Trizact™ Hookit™ sliprondell i skum 443SA 6000, 75 mm, 6000, 51131	60	Styck	15	60
7000034489	51130	3M™ Trizact™ Hookit™ sliprondell i skum 443SA 6000, 150 mm, 6000, 51130	4	Styck	15	60

Slipprodukter

Focus

3M™ Trizact™ Hookit™ sliprondell i skum 443SA 8000

Förkorta eller eliminera poleringsstadiet från din målningsprocess genom att använda 3M™ Trizact™ Hookit™ sliprondeller i skum 8000 innan du polerar. Används för att förfina sandrepor med kornstorlek 3 000 eller mindre. De lämnar en yta så slät att du kan glömma grövre polering och börja finpolera. De är branschens första slipmedel med kornstorlek 8 000 – byggda med en unik patenterad 3M-teknik.



- Eliminera eller reducera poleringsprocessen avsevärt genom att använda 3M™ Trizact™ Hookit™ sliprondeller i skum 8000 innan du polerar.
- Används alltid fuktiga, vilket ger en lång livslängd och mindre belastning än torrslipning.
- Använd 3M™ Trizact™ sliprondeller i skum 8000 för att förfina sandrepor med kornstorlek 3 000 eller mindre på målade ytor.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100193763	30804	3M™ Trizact™ Hookit™ sliprondell i skum 443SA 8000, 75 mm, 8000, 30804	60	Styck	15	60
7100193783	30806	3M™ Trizact™ Hookit™ sliprondell i skum 443SA 8000, 150 mm, 8000, 30806	15	Styck	15	60

Focus

3M™ Hookit™ Flexibel Skumrondell

3M™ Hookit™ mjuka skumsliprondeller kombinerar flexibla slipmaterial i aluminiumoxid med en mjuk skumdyna för att skapa ett mångsidigt slipmaterial för mattering med hög prestanda för våt eller torr hand- eller maskinanvändning.



- Extremt mångsidigt slipmaterial för mattering
- Kan användas vått eller torrt
- Lämpliga för hand- eller maskinslipning

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100100149	33550	3M™ Hookit™ Flexibel Skumrondell, 76 mm, P800, 33550	80	Styck	20	80
7100100148	33551	3M™ Hookit™ Flexibel Skumrondell, 76 mm, P1000, 33551	80	Styck	20	80
7100100158	33552	3M™ Hookit™ Flexibel Skumrondell, 76 mm, P1200, 33552	80	Styck	20	80
7100100159	33553	3M™ Hookit™ Flexibel Skumrondell, 76 mm, P1500, 33553	80	Styck	20	80
7100100160	33554	3M™ Hookit™ Flexibel Skumrondell, 76 mm, P2000, 33554	80	Styck	20	80
7100100157	33545	3M™ Hookit™ Flexibel Skumrondell, 125 mm, P800, 33545	80	Styck	20	80
7100224822	33538	3M™ Hookit™ Flexibel Skumrondell, 150 mm, P400, 33538	80	Styck	20	80
7100224821	33539	3M™ Hookit™ Flexibel Skumrondell, 150 mm, P600, 33539	80	Styck	20	80
7100100036	33540	3M™ Hookit™ Flexibel Skumrondell, 150 mm, P800, 33540	80	Styck	20	80
7100100147	33541	3M™ Hookit™ Flexibel Skumrondell, 150 mm, P1000, 33541	80	Styck	20	80
7100100151	33542	3M™ Hookit™ Flexibel Skumrondell, 150 mm, P1200, 33542	80	Styck	20	80
7100100152	33543	3M™ Hookit™ Flexibel Skumrondell, 150 mm, P1500, 33543	80	Styck	20	80
7100100156	33544	3M™ Hookit™ Flexibel Skumrondell, 150 mm, P2000, 33544	80	Styck	20	80

Ytkonditioneringsrondeller

Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro

Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro är tillverkad med kiselkarbid som har integrerats i en öppen nylonväv. Våra rondeller tar effektivt bort rost, färg, glödska, ytbeläggningar och häftämnen från ytor utan att påverka grundmaterialet.



- Tar effektivt bort färg, rost, glödska och beläggningar från metall.
- Mycket starka fibrer står emot stötar och fungerar bra på kanter.
- Extra formbarhet för större kontaktyta och snabbare borttagning av ytbeläggning.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100192333	PN51880	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro, 115 mm x 22 mm, S XCRS, Purple	10	Styck	1	10
7100192330	PN51889	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro, 115 mm x 22 mm, S XCRS, Purple	10	Styck	1	10
7100192331	PN51890	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro, 125 mm x 22 mm, S XCRS, Purple	10	Styck	1	10
7100192335	PN51891	Scotch-Brite™ Grov rengörare XT Pro, 125 mm x M14, S XCRS, Purple	10	Styck	1	10

Scotch-Brite™ Roloc™ Grov rengörare XT Pro

Scotch-Brite™ Roloc™ Grov rengörare XT Pro har slipmineral av kiselkarbid som har integrerats i en öppen nylonväv. Våra rondeller tar effektivt bort rost, färg, glödska, ytbeläggningar och häftämnen från ytor utan att påverka grundmaterialet.



- Tar effektivt bort färg, rost, glödska och beläggningar från metall.
- Mycket starka fibrer står emot stötar och fungerar bra på kanter.
- Extra formbarhet för större kontaktyta och snabbare borttagning av ytbeläggning.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100175521	PN51887	Scotch-Brite™ Roloc™ Grov rengörare XT Pro, 50 mm, S XCRS, Purple	60	Styck	10	60
7100173795	PN51888	Scotch-Brite™ Roloc™ Grov rengörare XT Pro, 76 mm, S XCRS, Purple	40	Styck	10	40
7100192704	PN51893	Scotch-Brite™ Roloc™+ Grov rengörare XT Pro-Slipskiva, 100 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS, Purple	10	Styck	1	10
7100192705	PN51894	Scotch-Brite™ Roloc™+ Grov rengörare XT Pro-Slipskiva, 125 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS, Purple	8	Styck	1	8

Fiberrondell

Focus

3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberrondell 786C

3M™ Cubitron™ II Roloc™-fiberrondellen är en premium fiberrondell för borttagning av svetsfogar och andra typer av slipapplikationer.

- Snabb avverkning
- Förbättra verkstadens produktivitet och effektivitet
- Långvarig effekt



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100033187	33377	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberrondell 786C, 50 mm, 36+, 33377	90	Styck	15	90
7100033188	33379	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberrondell 786C, 50 mm, 60+, 33379	90	Styck	15	90
7100033189	33380	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberrondell 786C, 50 mm, 80+, 33380	90	Styck	15	90
7100033190	33389	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberrondell 786C, 75 mm, 36+, 33389	90	Styck	15	90
7100033191	33391	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberrondell 786C, 75 mm, 60+, 33391	90	Styck	15	90
7100033192	33392	3M™ Cubitron™ II Roloc™ Fiberrondell 786C, 75 mm, 80+, 33392	90	Styck	15	90

Rondeller med snabbfäste

Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringslipsis SC-DR

I Scotch-Brite™ Roloc™ ytkonditioneringsrondell kombinerar vi vår tåliga nylonfiber med det smidiga Roloc snabbkopplingssystemet för effektiv rengöring, finish, utjämnning och gradning. Rondellen är tillverkad av fiber-material som formar sig väl efter oregelbundna ytor.

- Slitstark nylonfiberrondell för aggressiv gradning och finish
- Formbar nylonfiberrondell med Roloc™ fäste ger aggressiv avverkning
- Du får en enhetlig finish tack vare konstruktionen med öppen väv som motverkar igensättning och håller sig kall



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000000752	PN05528	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringsrondell SC-DR, 50 mm, A CRS, Brun	200	Styck	50	200
7000000751	PN05527	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringsrondell SC-DR, 50 mm, A MED, Röd	200	Styck	50	200
7000046114	PN07485	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringsrondell SC-DR, 76 mm, A CRS, Brun	4	Kartong	1	4
7000000756	PN05532	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringsrondell SC-DR, 76 mm, A CRS, Brun	100	Styck	25	100
7000000755	PN05531	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringsrondell SC-DR, 76 mm, A MED, Röd	100	Styck	25	100
7000028507	PN07480	Scotch-Brite™ Roloc™ Ytkonditioneringslipsis SC-DR, 50 mm, A CRS, Brun	100	Styck	25	100

Radialborstar och rondeller

Scotch-Brite™ Borstrondell RD-ZB

Scotch-Brite™ Roloc™-rondellborsten är försedd med våra keramiska slipkorn, som kombinerats med aluminiumoxid och formgjutna, flexibla borst för att skapa en större kontaktyta än med stålborstar och säkerställa att rondellen behåller sin slipförmåga under hela livslängden.



- Formgjutna borst fyllda med slipmedel ger bättre effekt än stålborstar vid strippning, gradning, beredning, ytbehandling, polering och rengöring
- Kompositionen av keramiska slipkorn ger hög kvalitet på ytbehandlingen under rondellens hela livslängd
- Utrymmet mellan borsten är idealiskt för borttagning av ytbehandling och andra ämnen som sitter hårt fast

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100138319	PN22928	Scotch-Brite™ Borstrondell RD-ZB, 25 mm x 15.8 mm, P80, Gul	80	Styck	20	80
7100138284	07525	Scotch-Brite™ Borstrondell RD-ZB, 50 mm x 15.8 mm, P80, Gul, 07525	40	Styck	10	40
7100138286	PN07528	Scotch-Brite™ Borstrondell RD-ZB, 50 mm x 15.8 mm, P120, Vit	40	Styck	10	40
7100138285	PN07524	Scotch-Brite™ Borstrondell RD-ZB, TR, grön, 50 mm x 15.9 mm, Tapered	40	Styck	10	40

Scotch-Brite™ Roloc™ Borstrondell RD-ZB

Scotch-Brite™ Roloc™ Body Man's borstrondell är tillverkade av styva polymerborst som är glest placerade för att bilda ett radialmönster. Borstrondellens konstruktion ger optimal resistens mot damm- och smutsbeläggningar. Kombinationen av keramiska slipkorn och polymerborst gör att rondellerna passar utmärkt till både mjuka och hårda metaller.



- Formgjutna borst fyllda med slipmedel ger bättre effekt än stålborstar vid strippning, gradning, beredning, ytbehandling, polering och lågtrycksrengöring
- 3M™ keramiska slipkorn ger aggressiv avverkning och enhetlig kvalitet på finslipningen under rondellens hela livslängd
- Mjuka borst kräver mindre tryck än stålborstar och anpassas efter konturer, även på komplicerade delar

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000000775	PN07536	Scotch-Brite™ Roloc™ Borstrondell RD-ZB, P36, Purple, 50mm, 24 st/krt	24	Styck	4	24

Slipprodukter

Kap- och slipskivor

3M™ Cubitron™ II Kapskiva

3M™ Cubitron™ II-kapskivan används till att skära raka linjer på t.ex. bilplåt, rambalkar, avgasrör, klämmor och rostiga bultar.

- Snabb avverkning
- Förbättra verkstadens produktivitet och effektivitet
- Långvarig effekt



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100032406	33456	3M™ Cubitron™ II Kapskiva, 75 mm x 1 mm x 9,53 mm, 30 st/fp, 33456	30	Styck	5	30
7100032583	33455	3M™ Cubitron™ II Kapskiva, 75 mm x 1,6 mm x 9,53 mm, 30 st/fp, 33455	30	Styck	5	30
7100101771	33460	3M™ Cubitron™ II Kapskiva, 100 mm x 1 mm x 9,53 mm, 30 st/fp, 33460	30	Styck	5	30

Slipsvampar

3M™ Softback Slipsvamp

3M™-slipsvampen med mjuk baksida är en mjuk skumdyna så att du kommer åt knepiga ytor som strålkastaröppningar, runt dörrhandtag och vid dörröppningar. Svampen kan användas till våt- eller torrslipning och är bra för att fördela trycket från fingrarna.



- Mjuk skumdyna för handslipning och beredning av kanter, falsar och svåråtkomliga områden
- Den mjuka slipsvampen är konstruerad för att minska risken för genomslipning på kanter/falsar
- Hjälper till att ta fördela trycket från fingrarna.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000043358	03809	3M™ Softback Slipsvamp, 140 mm x 115 mm, Fin, 03809	200	Styck	20	200
7000043357	03808	3M™ Softback Slipsvamp, 140 mm x 115 mm, Medium, 03808	200	Styck	20	200
7000033200	02600	3M™ Softback Slipsvamp, 140 mm x 115 mm, Mikrofin, 02600	120	Styck	20	120
7000043359	03810	3M™ Softback Slipsvamp, 140 mm x 115 mm, Superfin, 03810	200	Styck	20	200
7000033201	02601	3M™ Softback Slipsvamp, 140 mm x 115 mm, Ultrafin, 02601	120	Styck	20	120

Nätark och rullar

Focus

3M™ Cubitron™ II ark på rullarnät

3M™ Cubitron™ II ark på rullarnät är en serie med högavverkande och hållbara ark på rullarnät som ger samma utmärkta avverkningshastighet och långa livslängd som ett Cubitron II-slipmedel. De är utformade för att hjälpa dammsugaren att göra sitt bästa och lämnar praktiskt taget inget damm på arbetsytan eller i omgivningen.



Koppla ihop med ett 3M-rekommenderat slip- och dammsugningssystem för att skapa ett perfekt dammsamlingsystem för din verkstad.

- Högavverkande, hållbara nätslippapper är byggda med patenterade 3M™ Cubitron™ II precisionsformad slipmineral.
- De hjälper dammsug att uppnå bästa möjliga prestanda – oavsett om det är ett av slipmaskinen själv-genererande dammsug, ett centralt dammsugarsystem eller en bärbar dammsugare
- De patenterade triangulära mineralkornen på arken skär genom substrat snarare än att nötning eller "ploga" som konventionella slipkorn, vilket hjälper slipmaterial att förbli svalt, avverka snabbare och hålla längre

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100283780	34561	3M™ Cubitron™ II ark på rullarnät, 70 mm x 10 m, 80+, 34561	6	Rulle	1	6
7100283742	34562	3M™ Cubitron™ II ark på rullarnät, 70 mm x 10 m, 120+, 34562	6	Rulle	1	6
7100283770	34563	3M™ Cubitron™ II ark på rullarnät, 70 mm x 10 m, 150+, 34563	6	Rulle	1	6
7100283772	34564	3M™ Cubitron™ II ark på rullarnät, 70 mm x 10 m, 180+, 34564	6	Rulle	1	6
7100283779	34565	3M™ Cubitron™ II ark på rullarnät, 70 mm x 10 m, 220+, 34565	6	Rulle	1	6
7100283767	34566	3M™ Cubitron™ II ark på rullarnät, 70 mm x 10 m, 240+, 34566	6	Rulle	1	6
7100283763	34560	3M™ Cubitron™ II ark på rullarnät, 70 mm x 10 m, 320+, 34560	6	Rulle	1	6
7100283162	34572	3M™ Cubitron™ II ark på rullarnät, 115 mm x 10 m, 80+, 34572	6	Rulle	1	6
7100283725	34573	3M™ Cubitron™ II ark på rullarnät, 115 mm x 10 m, 120+, 34573	6	Rulle	1	6

Ark och rullar, slippapper

Focus

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark på rulle 737U

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark på rulle 737U kombinerar triangulära slipkorn med lång livslängd och ett multihålsmonster för överlägset dammsug. Idealiskt för borttagning av färg, formning av spackel, utjämning av lackkanter och primerslipning.



- 3M™ Precisionsformad slipmineral, triangulära slipkorn som avverkar minst 30% snabbare och håller minst 30% längre än andra konventionella keramiska slipmaterial
- Clean Sanding multihålat mönster ger utmärkt dammsug
- 3M™ Hookit™ Slipmaterial med kardborre sitter stadigt fast men enkelt att avlägsna för snabba byten

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100155346	35501	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark på rulle 737U, 80 mm x 12 m, 80+, 35501	5	Rulle	1	5
7100155342	35502	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark på rulle 737U, 80 mm x 12 m, 120+, 35502	5	Rulle	1	5
7100155339	35503	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark på rulle 737U, 80 mm x 12 m, 150+, 35503	5	Rulle	1	5
7100155284	35504	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark på rulle 737U, 80 mm x 12 m, 180+, 35504	5	Rulle	1	5
7100155286	35505	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark på rulle 737U, 80 mm x 12 m, 220+, 35505	5	Rulle	1	5
7100138561	31488	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark på rulle 737U, 80 mm x 12 m, 240+, 31488	5	Rulle	1	5
7100141494	31489	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark på rulle 737U, 80 mm x 12 m, 320+, 31489	5	Rulle	1	5
7100141525	31490	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark på rulle 737U, 80 mm x 12 m, 400+, 31490	5	Rulle	1	5
7100086415	34460	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark på rulle 737U, 115 mm x 8 m, 40+, 34460	3	Rulle	1	3
7100155367	34462	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark på rulle 737U, 115 mm x 12 m, 80+, 34462	3	Rulle	1	3
7100155337	34464	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark på rulle 737U, 115 mm x 12 m, 120+, 34464	3	Rulle	1	3
7100155311	34465	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark på rulle 737U, 115 mm x 12 m, 150+, 34465	3	Rulle	1	3
7100155313	34466	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark på rulle 737U, 115 mm x 12 m, 180+, 34466	3	Rulle	1	3
7100155316	34467	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark på rulle 737U, 115 mm x 12 m, 220+, 34467	3	Rulle	1	3
7100138562	03446	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark på rulle 737U, 115 mm x 12 m, 240+, 3446	5	Rulle	1	5
7100141493	34469	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark på rulle 737U, 115 mm x 12 m, 320+, 34469	5	Rulle	1	5
7100141526	34470	3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark på rulle 737U, 115 mm x 12 m, 400+, 34470	5	Rulle	1	5

Slipprodukter

3M™ Softhand Slipark på rulle 216U

Flexibilitet och belägningsresistens med 3M™ Soft Hand slippappersrulle 216U. Sliparken med skumbaksida kan klippas eller rivas i önskad storlek och är avsedda för handslipning av lack, primer och fyllnadsmedel.

- Skumbaksidan ger flexibilitet
- Fördelar trycket mer uniformt och följsamt under slipningsprocessen
- Jämn slipning



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000084119	50331	3M™ Softhand Slipark på rulle 216U, 115 mm x 33 m, P180, 50331	4	Rulle	1	4
7000084121	50333	3M™ Softhand Slipark på rulle 216U, 115 mm x 33 m, P240, 50333	4	Rulle	1	4
7000084123	50335	3M™ Softhand Slipark på rulle 216U, 115 mm x 33 m, P320, 50335	4	Rulle	1	4
7000084125	50337	3M™ Softhand Slipark på rulle 216U, 115 mm x 33 m, P400, 50337	4	Rulle	1	4
7000084126	50338	3M™ Softhand Slipark på rulle 216U, 115 mm x 33 m, P500, 50338	4	Rulle	1	4
7000084127	50339	3M™ Softhand Slipark på rulle 216U, 115 mm x 33 m, P600, 50339	4	Rulle	1	4
7000084128	50340	3M™ Softhand Slipark på rulle 216U, 115 mm x 33 m, P800, 50340	4	Rulle	1	4
7000084666	50743	3M™ Softhand Slipark på rulle 216U, 115 mm x 33 m, P1000, 50743	4	Rulle	1	4

3M™ Wetordry™ Våtslipark 734

Slipa alla slags ytor med 3M™ Wetordry™ slippappersark 734. Vårt slipark består av kiselkarbidmaterial som ger en snabb och jämn avverkning. Vattentåligt med hög livslängd, ger jämn finish. Finns i kornstorlekarna från P320 till P1200. Varje ark har måttet 230 mm x 280 mm.

- Wetordry-pappersark med slipmedel av kiselkarbid
- Använd pappersarket till torr- eller våtslipning
- Kornstorlekarna P320 till P1200



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100248927	01977	3M™ Wetordry™ Våtslipark 734, 230 mm x 280 mm, P320, 01977	250	Ark	25	250
7100249095	01975	3M™ Wetordry™ Våtslipark 734, 230 mm x 280 mm, P400, 01975	250	Ark	25	250
7100248809	01973	3M™ Wetordry™ Våtslipark 734, 230 mm x 280 mm, P600, 01973	250	Ark	25	250
7100249099	01972	3M™ Wetordry™ Våtslipark 734, 230 mm x 280 mm, P800, 01972	250	Ark	25	250
7100249098	01971	3M™ Wetordry™ Våtslipark 734, 230 mm x 280 mm, P1000, 01971	250	Ark	25	250
7100249094	01970	3M™ Wetordry™ Våtslipark 734, 230 mm x 280 mm, P1200, 01970	250	Ark	25	250

Slipprodukter

3M™ Wetordry™ Våtslippapper 401Q

Använd 3M™ Wetordry™ slipark 401Q till sliparbeten där du behöver en fin kornstorlek och lätt avverkning, som vid våtslipning av bilkarossen och finisharbete före lackning. Vi har kombinerat den slitstarka vattentåliga pappersbaksidan av A-vikt med en snabbavverkande kiselkarbidmineral som ger jämna repmönster vilket gör poleringen enklare.

- Arket kan användas vått eller torrt på färg, primer, gelcoat och metall
- Med en vattentät baksida kan den användas till både våt- och torrslipning, mindre igensättning och snabbare avverkning
- Slipa alla slags ytor



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000028329	02023	3M™ Wetordry™ Våtslippapper 401Q, 140 mm x 230 mm, P1500, 02023	250	Ark	50	250
7000028328	02044	3M™ Wetordry™ Våtslippapper 401Q, 140 mm x 230 mm, P2000, 02044	250	Ark	50	250

Ark och rullar, film

Focus

3M™ Hookit™ Flexibelt Slipark 270J

Uppnå ännu mer förfinad finish med 3M™ Hookit™ mjukt handslipark 270J. Våra ark som är avsedda för våt- och torrslipning har en extremt tunn, mjuk filmbaksida som enkelt formas efter verktyg och krökta ytor.

- Mycket mjukt ark med tunn filmbaksida för våt eller torr finslipning
- Ger bättre „känsla“ för ytan vilket minimerar genomslipningar
- Formbart – perfekt för slipning av svåråtkomliga ställen som dörrfack



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100010553	34337	3M™ Hookit™ Flexibelt Slipark 270J, 140 mm x 170 mm, P400, 34337	5	Kartong	1	5
7100010566	34339	3M™ Hookit™ Flexibelt Slipark 270J, 140 mm x 170 mm, P600, 34339	5	Kartong	1	5
7100010567	34340	3M™ Hookit™ Flexibelt Slipark 270J, 140 mm x 170 mm, P800, 34340	5	Kartong	1	5
7100010569	34341	3M™ Hookit™ Flexibelt Slipark 270J, 140 mm x 170 mm, P1000, 34341	5	Kartong	1	5
7100010568	34342	3M™ Hookit™ Flexibelt Slipark 270J, 140 mm x 170 mm, P1200, 34342	5	Kartong	1	5
7100010565	34343	3M™ Hookit™ Flexibelt Slipark 270J, 140 mm x 170 mm, P1500, 34343	5	Kartong	1	5

Non-woven-ark och rullar

Scotch-Brite™ 7447 PRO Roll

Scotch-Brite™ 7447 PRO Roll kombinerar flexibla nylonfibrer med finkorniga partiklar av aluminiumoxid för en jämn, enhetlig avverkning. Använd vår 7447 PRO istället för stålull, stålborstar, sandpapper eller andra non-wovenprodukter vid rengöring och finishing.



- Med tätare mineralbeläggning på fibrerna än 7447, för snabb avverkning och enhetlig repning
- Mycket finkornigt slipmedel av aluminiumoxid ger effektiv rengöring och ytfinish
- Hållbart non-woven-material av nylon står emot revor, igensättning och rost

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100288455	PN7100288455	Scotch-Brite™ 7447 PRO Roll, 125 mm x 10 m, A VFN	3	Rulle	1	3
7100288556	PN7100288556	Scotch-Brite™ 7447 PRO Roll, AVFN, 100 mm x 10 m	4	Rulle	1	4

Scotch-Brite™ 7448 PRO rulle

Scotch-Brite™ 7448 PRO Roll består av hållbara, precisionsbelagda fibrer som avverkar snabbt och ger enhetlig finish. Vår unika design av ultrafina mineraliska och belagda, flexibla fibrer är perfekt för att förbereda ytor för lackering och primer, generell mattering och handutjämning.



- Använd för lätt mattering och ytförberedelse för bättre efterföljande beläggningsvidhäftning
- Idealisk för rengöring, mattering, efterbehandling och lätt lackeringsborttagning på en mängd olika metaller och plaster
- Tätare mineralplacering än 7448 vilket möjliggör jämn repning och en snabbare avverkning

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100288456	PN7100288456	Scotch-Brite™ 7448 PRO rulle, 100 mm x 10 m, S UFN	4	Rulle	1	4
7100288457	PN7100288457	Scotch-Brite™ 7448 PRO rulle, SUFN, 125 mm x 10 m	3	Rulle	1	3


Ark och rullar, tyg

Focus

3M™ Grippy Slipduk

3M™ Grippy Slipdukar är avsedda för handslipningsapplikationer inom lackförberedelser och poleringsprocesser.

- Utmärkt slipförmåga vid både våt- och torrslipning
- Greppmaterial som underlättar arbetet och kan användas utan tillbehör.
- Produkten har en ny och unik känsla.



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100142931	35109	3M™ Grippy Slipduk, 139 mm x 114 mm, P320, 35109	4	Rulle	1	4
7100142932	35110	3M™ Grippy Slipduk, 139 mm x 114 mm, P400, 35110	4	Rulle	1	4
7100142933	35111	3M™ Grippy Slipduk, 139 mm x 114 mm, P600, 35111	4	Rulle	1	4
7100142850	35112	3M™ Grippy Slipduk, 139 mm x 114 mm, P800, 35112	4	Rulle	1	4
7100142935	35113	3M™ Grippy Slipduk, 139 mm x 114 mm, P1000, 35113	4	Rulle	1	4
7100142936	35114	3M™ Grippy Slipduk, 139 mm x 114 mm, P1200, 35114	4	Rulle	1	4
7100142957	35115	3M™ Grippy Slipduk, 139 mm x 114 mm, P1500, 35115	4	Rulle	1	4
7100142883	35116	3M™ Grippy Slipduk, 139 mm x 114 mm, P2000, 35116	4	Rulle	1	4

Handdynor

Scotch-Brite™ Ark 7447

I Scotch-Brite™ allmänna handdyna 7447 kombineras flexibilitet med effektiv avverkning och exakt handkontroll. Till vår handdyna används fingradigt slipmedlet av aluminiumoxid som avverkar snabbt och fint och ger en yta med slät finish.



- Få ett utmärkt alternativ till stålull, stålborstar, sandpapper och andra fiberprodukter för rengöring eller finisharbete
- Med fingradigt slipmedel av aluminiumoxid för rengöring, finisharbete, slipning, borttagning av nagg och skrovligheter
- Lämpligt att användas på trä, metall, plast, keramik, porslin, glas, gummi eller kompositer

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100182554	PN07447	Scotch-Brite™ Ark 7447, 158 mm x 224 mm, A VFN	60	Styck	20	60

Scotch-Brite™ Handklots 7448+

Scotch-Brite™ ultrafin handdyna 7448+ är konstruerad för konditionering av metallytor samt förberedning för målning. Till skillnad från fin stålull så skadas våra dynor inte under användningen, rostar inte eller ger ifrån sig små metallspån. De är mjuka och varar länge.



- Ultrafin finisharbete som utkonkurrerar stålull
- Effektivt för rengöring, beredning, preparering eller finisharbete av metall, trä, plast och komposit
- Presterar som stålull av grad OO utan att trasas, rosta eller splittras

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100182555	PN07448	Scotch-Brite™ Handklots 7448+, 158 mm x 224 mm, S UFN, Grå	60	Styck	20	60

Scotch-Brite™ Ark 7448 PRO

Scotch-Brite™-handdyna 7448 PRO är tålig och mjuk. Den är konstruerad för att hålla och ger enkel åtkomst till trånga punkter. Använd vår dyna istället för stålull för snabbare konditionering av metallytor och målningsförberedelse jämfört med konventionella fiberslipprodukter.



- Mycket fin finisheffekt konkurrerar ut stålull vid rengöring, beredning, preparering eller finisharbete av metall, trä, plast och komposit
- Presterar som stålull av grad OO utan att trasas, rosta eller splittras
- Scotch-Brite™-handdynan 7448 PRO ger snabbare avverkning och jämnare finish än konventionella fiberslipprodukter

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100023340	PN64935	Scotch-Brite™ Ark 7448 PRO, 152 mm x 228 mm, ULF, Grå	60	Styck	20	60

Slipduksband

Focus

3M™ Cubitron™ II 786F Slipband

3M™ Cubitron™ II-filband är ett premium filslipband för borttagning av punktsvets skarvar och andra typer av slipningar. Filbandet kan användas till olika typer av filbandslipar som finns på marknaden.

- Långvarig effekt
- Förbättra verkstadens produktivitet och effektivitet
- Snabb avverkning



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100033193	33437	3M™ Cubitron™ II 786F Slipband, 10 mm x 330 mm, 36+, 33437	50	Styck	10	50
7100033194	33439	3M™ Cubitron™ II 786F Slipband, 10 mm x 330 mm, 60+, 33439	50	Styck	10	50
7100033195	33440	3M™ Cubitron™ II 786F Slipband, 10 mm x 330 mm, 80+, 33440	50	Styck	10	50
7100033184	33443	3M™ Cubitron™ II 786F Slipband, 12,7 mm x 457,2 mm, 36+, 33443	50	Styck	10	50
7100033185	33445	3M™ Cubitron™ II 786F Slipband, 12,7 mm x 457,2 mm, 60+, 33445	50	Styck	10	50
7100033186	33446	3M™ Cubitron™ II 786F Slipband, 12,7 mm x 457,2 mm, 80+, 33446	50	Styck	10	50
7100035467	33449	3M™ Cubitron™ II 786F Slipband, 20 mm x 520 mm, 36+, 33449	50	Styck	10	50
7100035468	33451	3M™ Cubitron™ II 786F Slipband, 20 x 520 mm, 60+, 33451	50	Styck	10	50
7100035469	33452	3M™ Cubitron™ II 786F Slipband, 20 x 520 mm, 80+, 33452	50	Styck	10	50

Ytkonditioneringsband

Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL

Scotch-Brite™ tåliga Flex-band är det mest formbara i vårt sortiment med Scotch-Brite-ytkonditioneringsband, tillverkat för krävande detaljarbete som gradning, beredning och finslipning, av flera olika slags metaller. En förstärkt baksida med låg töjbarhet och mycket tålig kant möjliggör aggressiv avverkning.

- Tåligt band i fibermaterial för effektiv gradning, beredning och rengöring
- Klumpar inte igen och fungerar bra på bandslipar med små kontakthjul
- Baksida med låg töjbarhet och mycket aggressiv konditioneringsförmåga



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100219018	PN23432	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 10 mm x 330 mm, A CRS, Brun	25	Styck	1	25
7100218947	PN13928	Scotch-Brite™ Durable Flex Ytkonditioneringsband DF-BL, 13 mm x 457 mm, A CRS, Brun	25	Styck	1	25

Block

3M™ Hookit™ Purple+ handblock Multihål

Slipa spackel enklare och effektivare med 3M™ Hookit™ Purple+ handblock multihål. Vår serie med handklossar är optimala för handslipning och dammsug för att skapa en renare arbetsmiljö.



- Optimerat dammsug
- Renare arbetsmiljö
- Slipa spackel och primer enkelt och effektivt

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000032188	05170	3M™ Hookit™ Purple+ handblock Multihål, 70 mm x 127 mm, 05170	1	Styck	1	1
7000032189	05171	3M™ Hookit™ Purple+ handblock Multihål, 70 mm x 198 mm, 05171	1	Styck	1	1
7000032190	05172	3M™ Hookit™ Purple+ handblock Multihål, 70 mm x 398 mm, 05172	1	Styck	1	1
7000032191	05173	3M™ Hookit™ Purple+ handblock Multihål, 115 mm x 225 mm, 05173	1	Styck	1	1

3M™ Hookit™ Purple+ Underläggsplatta Multihål

Nå optimal dammborttagning med 3M™ Hookit™ Lila+-basplattan med flera hål. Det stora sortimentet med Hookit™ Lila+-basplatta med multihålad teknologi, är lämpligt för ett stort urval maskiner som används för reparationer av bilar.



- Optimerat dammsug
- Renare arbetsmiljö
- Använd som hållare till 3M™-slipmaterial på många olika verktyg

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000060242	50774	3M™ Hookit™ Purple+ Underläggsplatta Multihål, 70 mm x 198 mm, 50774	2	Styck	1	2

3M™ Hookit™ Distansplatta

Använd 3M™ Hookit™-underläggsplattan med 260L, 260L + och övriga Hookit-slipprodukter för att ge slipningen flexibilitet. Vår platta är formbar och ger en oöverträffad finish.



- Följsam och ger en oöverträffad finish
- Ytterligare flexibilitet vid slipningen
- Laminerad skumkonstruktion

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000032193	05175	3M™ Hookit™ Distansplatta, Purple+, 70 mm x 198 mm, Multihål, mjuk, 05175	5	Styck	1	5

Slipprodukter

3M™ Hookit™ Purple+ böjd adaptersats multihål

Forma enkelt och effektivt formad plåt med satsen 3M™ Hookit™ Purple+ böjd adaptersats med multihålad teknologi. Vår sats med runda adaptrar passar vanliga platta handklossar för att förenkla riktningen av formad plåt.



- Adapterserie med optimerat dammsug
- Rikta formad plåt enkelt och effektivt
- Få en renare arbetsmiljö

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000032209	50728	3M™ Hookit™ Purple+ böjd adaptersats multihål, 70 mm x 127 mm, 50728	1	Styck	1	1
7000032210	50729	3M™ Hookit™ Purple+ böjd adaptersats multihål, 70 mm x 198 mm, 50729	1	Styck	1	1

Focus

3M™ Hookit™ Flexibel slipkloss med dammsugarenhet

Dessa 3M™ Hookit™-slipklossar kombinerar den lätta flexibiliteten hos traditionella skumblock med dammsugning och kontrollen hos dammfria slipklossar. Blocken är böjbara för att enkelt kunna återställa konturer och karosslinjer, samtidigt som de ger ett fast underlag för slipmaterial. Med 3M™ Hookit™-snabbkopplingssystem. De har en vakuumregulator som gör att användaren kan justera sugeffekten för smidigare kontroll vid slipning.



- En lätt slipkloss med en fast men flexibel baksida som gör att du enkelt kan återställa konturer och karosslinjer.
- När den används med ett dammsugningssystem och kompatibla slipmaterial kan den flexibla slipklossen 3M™ Hookit™ med dammsug hjälpa dig att fånga upp damm, vilket kan öka slippmaterialets livslängd samtidigt som det bidrar till att minska mängden damm i verkstadsmiljön.
- Kardborrefästet 3M™ Hookit™ möjliggör enkla byten av slipmaterial.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100260505	35825	3M™ Hookit™ Flexibel slipkloss med dammsugarenhet, 133 mm x 67 mm, 35825	24	Styck	1	24
7100256500	35826	3M™ Hookit™ Flexibel slipkloss med dammsugarenhet, 178 mm x 67 mm, 35826	24	Styck	1	24
7100256624	35828	3M™ Hookit™ Flexibel slipkloss med dammsugarenhet, 406 mm x 67 mm, 35828	8	Styck	1	8

3M™ Hookit™ Slipkloss

Använd 3M™ Hookit™-slipklossen om du vill uppnå jämnare, enhetligare slutresultat. Den här slipklossen tillsammans med Hookit™-slipprodukter är idealisk för slipning av spackel, primer och andra ytmaterial.

- Slipklossar ger mer enhetliga slipresultat
- Enklare slipning på utmanande ställen
- Gör handslipningen mer effektiv



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000045510	05684	3M™ Hookit™ Slipkloss, Kit, 05684	6	Styck	1	6

Slipprodukter

3M™ Hookit™ Slipkloss Mjuk

Få bättre resultat när du slipar för hand med 3M™ Hookit™-handklossen – vår ergonomiska slipkloss är skön att hålla i och man blir mindre trött. Genom den här klossen får ytan ett jämnare tryck, vilket ger ett enhetligare resultat.



- Mer enhetligt slipningsresultat
- Enklare att få en verkligt plan yta
- Gör handslipning mer effektivt

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000038368	05742	3M™ Hookit™ Slipkloss Mjuk, 70 mm x 127 mm, 05742	5	Styck	1	5

Focus

3M™ Grippy Slipkloss

3M™ Grippy Slipkloss är specialkonstruerad för att användas tillsammans med 3M™ Grippy Slipduk. Slipklossen ger ett formbart stöd vid slipning för hand. Slipklossen har en tjocklek på 2 cm för behändig slipning i trånga och svåråtkomliga utrymmen. Slipklossen och duken kan användas till både våt- och torrslipning.



- Slipblock 6,8 cm x 11 cm är avsett för handslipning med 3M™ Grippy Slipduk när extra stöd behövs
- Tjockleken på 2 cm ger utmärkt stabilitet i svåråtkomliga områden som spår och kanaler
- Kan användas till våt- och torrslipning

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100158721	35123	3M™ Grippy Slipkloss, 68 mm x 111 mm x 20 mm, 35123	10	Styck	1	10

3M™ Hookit™ Slipbräda



Gör utjämning, slutarbete och slipning av båten enklare och effektivare med 3M™ Hookit™-långkloss för båtslipning. Den lätta klossen har olika nivåer på greppet så att du utan ansträngning kan handskas och arbeta säkert med den. Den är avsedd att användas med våra Hookit™-pappersslipark så att du sparar tid och pengar när du slipar marina ytor.

- Lätt konstruktion gör slipbrädan lätt att hantera
- Upphöjt handtag ger extra kontroll och komfort
- Storleken på 750 x 120 mm. och den balanserade konstruktionen är perfekt för utjämning, slipning och finisharbete

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000045684	83497	3M™ Hookit™ Slipbräda, 111 mm x 762 mm, styv, 83497	1	Styck	1	1

Slipprodukter

3M™ Hookit™ Slipbräda Flexibel



Skaffa en mjuk 3M™ Hookit™-kloss för båtslipning om du söker ett lätt men ändå stadigt verktyg för utjämning och slipning av båtar. Vår båtkloss har en mjuk undersida så att den smidigt kan användas på konkava och konvexa ytor.

- Lätt modell med dubbla handtag gör hanteringen både enkel och säker
- Mjuk undersida formar sig smidigt över oregelbundna ytor
- Storleken på 750 × 120 mm. är perfekt för utjämning, slipning och finisharbete

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000045685	83978	3M™ Hookit™ Slipbräda Flexibel, 115 mm x 750 mm, 83978	1	Styck	1	1

Hållare och stödplattor

3M™ Hookit™ Clean Sanding Stödplatta Kit



Vår sats med Hookit™ Clean Sanding-underläggsplatta består av en hållbar Hookit™-underläggsplatta i skum med invändig gänga på 5/16-24 samt fem adapterar för fäste vid olika verktyg. På stödplattan finns också Clean Sanding-mönstret med flera hål för utmärkt dammborttagning, samma system som på Clean Sanding-rondellerna.

- Enkelt att byta sliprondell från Hookit™-stödplattan och därmed öka rondellens livslängd
- Fem adapterar i intervallen från 1/4-20 INV x 5/16-24 UTV till 5/16-24 UTV x 6mm-1,0 UTV
- Modell med fast skum för slipning med jämn grovlek

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000045008	20427	3M™ Hookit™ Clean Sanding Stödplatta Kit, 76,2 mm x 12,7 mm x 5/16, 20427	5	Kit	1	5

3M™ Hookit™ Underläggsplatta



Få optimalt dammsug med 3M™ Hookit™-underläggsplattan. Vår underläggsplatta består av skum av hög densitet, plant styvt centrum och mjuka kanter. Modellen har stor kantflexibilitet, centrumhål och svårslaget dammsug med direktflöde ut i kanaler.

- Luftflödet jämnas ut av de olika hålstorlekarna, vilket ger ett svårslaget dammsug.
- Det spiralformade hålmönstret ger ett utmärkt dammsug
- Välj hårdhet – mjuk eller standard

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000060161	50475	3M™ Hookit™ Underläggsplatta, 150 mm, 15 Hål, M8, hård, 50475	5	Styck	1	5
7000032143	50394	3M™ Hookit™ Underläggsplatta, 150 mm, M8, 15 hål, Standard, 50394	5	Styck	1	5
7000042720	05717	3M™ Hookit™ Underläggsplatta, 178 mm x 20 mm, 5/8-11, 05717	1	Styck	1	1
7000045726	05717M	3M™ Hookit™ Underläggsplatta, 178 mm, M14-2.01, 05717M	1	Styck	1	1

Slipprodukter

3M™ Hookit™ Underläggsplatta Multihål

3M™ Hookit™-underläggsplattan med flera hål är en underläggsplatta för 3M™-sliprondeller med flera hål.



- Optimerat dammsug
- Renare arbetsmiljö
- Styv yta och mjuka kanter

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000060210	50539	3M™ Hookit™ Underläggsplatta Multihål, 150 mm, 8 mm (5/16 in), 50539	5	Styck	1	5
7100010603	51124	3M™ Hookit™ Underläggsplatta Multihål, 150 mm, 8 mm (5/16 in), Mjuk, 150 mm, 51124	5	Styck	1	5
7100010600	51122	3M™ Hookit™ Underläggsplatta Multihål, 150 mm, 8 mm (5/16 in), Standard, 51122	5	Styck	1	5
7100037007	51123	3M™ Hookit™ Underläggsplatta Multihål, 150 mm, M8, Standard, 51123	5	Styck	1	5
7100037008	51125	3M™ Hookit™ Underläggsplatta Multihål, 150 mm, M8, mjuk, 51125	5	Styck	1	5

3M™ Trizact™ Hookit™ Rondellhållare

3M™ Trizact™ Hookit™ Handdyna till sliprondell är bekväm att använda tack vare det breda resårbandet som håller kvar dynan på handen. Handdynan är tillverkad av mjukt skumgummi som har bra formbarhet och fördelar trycket från fingrarna.



- Avsedd för 3M™ Hookit™-rondeller
- Resårband håller kvar dynan i handen
- Mjukt skumgummi fördelar slipningstrycket

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000034317	05791	3M™ Trizact™ Hookit™ Rondellhållare, 150 mm, 05791	20	Styck	1	20
7000084116	05792	3M™ Trizact™ Hookit™ Rondellhållare, halv, 150 mm, 05792	20	Styck	1	20

3M™ Hookit™ Låg Profil Underläggsplatta

3M™ Hookit™-underläggsplattan med låg profil till sliprondell är speciellt framtagen för Hookit-rondeller på 150 mm. Vår underläggsplatta har en låg profil för bättre utjämning och snabbare avverkning vid planslipning.



- Modellen med låg profil ger bättre utjämning och snabbare avverkning vid planslipning
- Tillverkad av skum med medelhög densitet
- Förstärkt kant ger ytterligare hållbarhet

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100058086	28729	3M™ Hookit™ Låg Profil Underläggsplatta, 150 mm x 9,5 mm x 15,6 mm, 5/16-24 in, 28729	10	Styck	1	10

Slipprodukter

3M™ Hookit™ Mjuk Underläggsplatta

Maximerad vaddering och formbarhet under slipning av bilar med den mjuka 3M™ Hookit™-underläggsplattan. Fäst den enkelt och snabbt mellan Hookit™-rondellen och Hookit™-stödplattan.



- Modell med mjukt skum formas efter konturer och ger en finare finish
- Uppgraderar stödplattan genom att ge bättre slipavverkning och slipning närmare kanten
- Sätt den enkelt och snabbt mellan Hookit™-rondellen och Hookit™-underläggsplattan

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000038372	05774	3M™ Hookit™ Mjuk Underläggsplatta, 7 hål, 150 mm x 10 mm, 05774	10	Styck	1	10
7000000490	05771	3M™ Hookit™ Mjuk Underläggsplatta, 75 mm, 05771	10	Påse	1	10
7000032126	50397	3M™ Hookit™ Mjuk Underläggsplatta, 150 mm x 5 mm, 15 Hål, 50397	10	Styck	1	10
7000032538	51126	3M™ Hookit™ Mjuk Underläggsplatta, 150 mm x 5 mm, Multihål, mjuk, 51126	10	Styck	1	10
7000032124	50396	3M™ Hookit™ Mjuk Underläggsplatta, 150 mm x 10 mm, 15 hål, 50396	10	Styck	1	10
7000032160	50544	3M™ Hookit™ Mjuk Underläggsplatta, 150 mm x 10 mm, Multihål, 50544	10	Styck	1	10
7000032539	51127	3M™ Hookit™ Mjuk Underläggsplatta, 150 mm x 10 mm, Multihål, mjuk, 51127	10	Styck	1	10
7000060252	50742	3M™ Hookit™ Mjuk Underläggsplatta, Purple+, 70 mm x 127 mm, Multihål, 50742	5	Styck	1	5

3M™ Roloc™ Underläggsplatta

3M™ Roloc™-radialborsthållaren är ett fäste som håller den unika 3M™ Roloc™-radialborsten. Finns i storlekar på 50 mm och 75 mm med en 6,4 mm-spindel.



- Möjliggör säker och enkel montering av radialborstprodukter
- Maximerar radialborstens effekt
- Slitstark plasthållare

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000028392	05539	3M™ Roloc™ Underläggsplatta, 50 mm, 6,3 mm spindel, hård, 05539	5	Styck	1	10
7000045705	05540	3M™ Roloc™ Underläggsplatta, 75 mm, 6,3 mm spindel, hård, 05540	10	Kit	1	10

Slipprodukter

3M™ Hookit™ Flexibel Slipkloss

3M™ Hookit™ mjuk skumslipdyna är utmärkt till slipning av primer, beredning och lackfinisharbete.

- Använd med ett urval av 3M™ Hookit™ Slipark
- Hög flexibilitet och anpassning efter formen som ska slipas
- Bra hjälp vid svåråtkomliga ställen



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000045570	34349	3M™ Hookit™ Flexibel Slipkloss, 140 mm x 170 mm, 34349	10	Styck	1	10

3M™ Stödplatta till fiberrondell

3M™-stödplatta för fiberrondell är tuff och avsedd att användas med 127 mm dubbelverkande (DA) fiberrondell på vinkelslip. Våra plattor av hårdgummi fungerar bra tillsammans med flera 3M-underläggsplattor. De maximerar sliprondellernas verkan, minskar vibrationer och stötar. Fäster säkert vid slipmaskinerna med en hållarmutter*.



- Kan användas till 3M™-fiberrondeller med 127 mm diameter x 22,23 mm centrumhål
- Konstruktionen av hårdgummi ger fiberrondellen jämnt stöd från baksidan
- Minskar vibrationer, större komfort för användaren

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100242134	PN64829	3M™ Stödplatta till fiberrondell, 150 mm, PN64829	15	Styck	1	15

3M™ Räfflad stödplatta till fiberrondell

Använd 3M™ räfflad stödplatta med 3M™ Cubitron™ II och 3M™ Cubitron™ III -rondeller för bättre avverkning och hållbarhet. Vår platta har en unik räffling och tål temperaturer över 100 °C. Den gör slipningen mer effektiv och minskar kostnaderna.



- Unikt räfflat mönster
- Tål temperaturer över 100 °C
- Används för att öka 3M™ Cubitron™ II-rondellernas avverkningshastighet och hållbarhet

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000032409	PN64860	3M™ Räfflad stödplatta till Fiberslipskiva, 115 mm, Röd	10	Styck	1	10
7000032410	PN64861	3M™ Räfflad stödplatta till Fiberslipskiva, 125 mm	10	Styck	1	10
7000032411	PN64862	3M™ Räfflad stödplatta till Fiberslipskiva, 180 mm, Röd	15	Styck	1	15

Damutsugningssystem och organisation på arbetsplatsen

3M™ Hookit™ Utsugsslang

Suger bort damm och rester med 3M™-slangen till multihålade klossar. Den flexibla och hållbara klossslangen suger bort damm och rester från slipning till dammutsugningssystemet.



- För bort damm och rester från slipning
- Flexibel och hållbar slang på 6 meter
- Anslut till 3M™ Hookit™ Lila+-multihålad handkloss och andra system

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000032192	05174	3M™ Hookit™ Utsugsslang, 6 m, 05174	1	Styck	1	1

3M™ Slipmaterial Organiseringsställ

3M™ Slipmaterial Organiseringsställ är ett robust, lätt slipmaterialsställ designat för att dispensera, lasta och organisera rondeller av olika storlekar samt ark på rulle. Detta ställ kan fästas på en arbetsbänk, en arbetsstation eller liknande kompatibla dammutsugningsvagnar. Det är omonterat och handtaget gör att tekniker kan bära sina slipmaterial direkt till reparationsplatsen.



- 3M™ Slipmaterial Organiseringsställ är ett robust, lätt slipmaterialsställ designat för att enkelt dispensera, ladda och organisera 150 mm, 125 mm och 75 mm skivrullar samt arkrullar, vilket möjliggör enkel användning av flera olika sorters slipmedel.
- Den fästs på arbetsplatser eller liknande kompatibla dammutsugningsvagnar.
- Stället kan också användas för att ta med ett urval av slipmaterialsstorlekar direkt till reparationsplatsen.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100249317	31706	3M™ Slipmaterial Organiseringsställ, 56 cm × 37 cm × 43 cm, 31706	2	Styck	1	2



Slipmaskiner

Det är viktigt att välja rätt slipmaterial eller polermedel för ditt lack- och bilreparationsarbete - och att använda rätt verktyg. 3M erbjuder flera system med högkvalitativa slipmaskiner, underläggsplattor och tillbehör för att optimera slipprestanda och maximera produktiviteten. Oavsett om du behöver en bandslipmaskin, ett slipmaskiner eller en polermaskin för ditt jobb har 3M de verktyg, tillbehör och den service du behöver.

Polermaskiner

Focus

3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin

Upplev inga fler sliprepor, hologram eller genomslipningar med 3M™ Finishingssystem för excenterpolermaskin och uppnå en konsekvent högblank ytfinish på en mängd olika lacker och klarlack. Dess cirkulära och oscillerande rörelse, tillsammans med vårt matchade polermedel och rondeller tar bort de irriterande sliprepor som är vanliga vid användning av traditionella roterande verktyg.



- **SLUTFINISHEN OMEDEFINIERAD:** Den cirkulära och oscillerande rörelsen hos 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin, tillsammans med vårt matchade polermedel och rondeller tar bort de irriterande sliprepor som är vanliga vid användning av traditionella roterande verktyg.
- **ULTIMAT KONTROLL:** Verktygets variabla hastighetskontroll och en progressiv hastighetsutlösare gör att du kan anpassa kraften efter jobbet.
- **ETT SYSTEM DESIGNAT FÖR ATT FUNGERA TILLSAMMANS:** En del av det lättanvända 3M™ Perfect-It™ Finishingssystem för excenterpolermaskin som inkluderar rondeller, vätskor och verktyg konstruerade för att leverera en högkvalitativ ytfinish.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100264630	34102E	3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin, 15 mm, 230 V, 50 Hz, stickpropp typ F, 34102E	1	Styck	1	1
7100263992	34103E	3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin, 21 mm, 230 V, 50 Hz, stickpropp typ F, 34103E	1	Styck	1	1

Vinkelslipar

3M™ Elektrisk Vinkelslip

3M™ Vinkelslip är avsedd för produkter och tillbehör från 3M. De skapar ett omfattande system för att nå en mer professionell finish med kortare bearbetningstid. Den elektriska vinkelslipen har en kraftfull 1 900-watts-motor och ett ergonomiskt handtag för att minska vibrationerna och höja användarens komfort.



- **HÖRGEFFEKT SLIPNING:** Högt vridmoment och hög rotationshastighet i ett lättviktigt, kraftfullt och mångsidigt verktyg
- **UTFORMAD FÖR OPERATÖRENS KOMFORT:** Ergonomisk design med ett lågvibrerande handtag och hastighetskontroll för olika typer av jobb
- **MAXIMERA PRODUKTIVITETEN FÖR ATT MINIMERA BEARBETNINGSTIDEN:** Utformad för användning med 3M:s slipprodukter och tillbehör

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100249667	PN14281	3M™ Elektrisk vinkelslip, variabel hastighet, 1900W, 115 mm	1	Styck	1	1
7100249668	PN14291	3M™ Elektrisk vinkelslip, variabel hastighet, 1900W, 125mm	1	Styck	1	1

Slipmaskiner

Slipmaskiner

3M™ Bandslipmaskin

3M™ filbandslip för karossreparationer har samma teknik och mångsidighet som metallbandslipar med en storlek som är perfekt för bilkollisionsreparationer. Det här smala verktyget är perfekt för avverkning på trånga ställen, inklusive avverkning, putsning och raffinering av punktsvetsningar, samt utjämning och finish. Den här filbandslipen är utformad för användning med 3M™ Cubitron™ II slipmedel.



- Den lätta filbandslipen är perfekt för avverknings- och finisharbete vid karossreparationer
- Den kraftfulla 495W-motorn är utmärkt för reparation på bilskador
- Den lätta vikten innebär större manöverutrymme och mindre belastning för operatören

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100110952	33575	3M™ Bandslipmaskin, 457 mm, 33575	1	Styck		
7100110995	33573	3M™ Bandslipmaskin, Mini Bandslipmaskin, 330mm, 33573	1	Styck	1	1

3M™ Slipmaskin

3M™ Slipmaskin med pistolhandtag för karossreparationer är utformad speciellt för slipning och ytförberedelse vid reparation på bilskador, och särskilt för färgborttagning och rengöring efter svetsning.



- Lätt och välbalanserat verktyg
- Kraftfull motor på 336 W (0,45 HK), upp till 18 000 RPM
- Aktivering av varierbar hastighetskontroll

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100110951	33577	3M™ Slipmaskin, 50 mm & 75 mm, 18000 RPM, 33577	1	Styck		

Delar och tillbehör till slipmaskiner

3M™ Kontaktarm för Bandslipmaskin

3M™ Kontaktarm för filbandslip gör det enklare att underhålla slipegenskaperna, utan att du behöver behöva köpa nya slipmaskiner. Kontaktarmen kan direkt monteras på 3M™ Filbandslip (PN 33573 och 33575).



- Färdigmonterad och kan användas direkt
- Utrustad med kontakthjul i gummi
- Reservdel för 3M™ Filbandslip

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100132680	33585	3M™ Kontaktarm för Bandslipmaskin, 330 mm x 10 mm, 33585	10	Styck	1	10
7100132820	33586	3M™ Kontaktarm för Bandslipmaskin, 330 mm x 13 mm, 33586	10	Styck	1	10
7100132681	33588	3M™ Kontaktarm för Bandslipmaskin, 457 mm x 13 mm, 33588	10	Styck	1	10

3M™ Kontakthjul för Bandslipmaskin Replacement

3M™ Ersättningskontakthjul för filbandslip innehåller allt du behöver för att på ett enkelt sätt byta ut kontakthjulet på din 3M™ Filbandslip och bevara dess prestanda.



- Särskilt utvecklat för 3M™ Filbandslipar (PN 33573 och 33575) och 3M™ Cubitron™ II slipband
- Du behöver bara byta ut kontakthjulet, inte hela kontaktarmen
- Kontakthjul i gummi som förlänger livslängden hos slipbanden

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100132678	33583	3M™ Kontakthjul för Bandslipmaskin Replacement, 10 mm, 33583	10	Kit	1	10
7100168976	33582	3M™ Kontakthjul för Bandslipmaskin Replacement, Heavy Duty, 13 mm, 33582	10	Kit	1	10

PERSONLIGT SKYDD

• Comfort partikelmask P2



• Hörselskydd



• Ansiktsskydd



• Återanvändbara arbetskläder



• Skyddshandskar



1 Kapning av reservpanel



- Identifiera fordonstillverkarens rekommenderade sektioneringsplats, rista eller markera med tejp på fordonet och reservpanelen
- Utför ingreppet med den föredragna kapskivan



2 Förberedelse av ny del



- Rengör och förbered återstående motsvarande flänsar på reservpanelen med ett Scotch-Brite™ band eller rondell vid behov
- Rengör och applicera svetsprimer på alla områden som kräver metoder för korrosionsskydd



3 Borttagning av tätning/ beläggning



- Använd Scotch-Brite™ band för att ta bort beläggningar och fogförseglingar i svåråtkomliga områden och längs limsträngsflänsar för att exponera punktsvetsplatser



4 Punktsvetsborttagning



- Slipa punktsvetsen för att ta bort svetsningen från överpanelen. Notera överpanelens tjocklek
- Slipa försiktigt så att endast ytterpanelen slipas och begränsa åverkan på värd-/innerpanel
- Separera ytterpanel från värdpanel efter ytterligare slipning



5 Slutskärning



- Identifiera slutskärningslinjen vid det överlappande området av den förskurna värd- och reservpanelen
- Utför ingreppet med den föredragna kapskivan



6 Ytterförberedelse för svetsning



- Rengör och förbered återstående motsvarande flänsar på reservpanelen med ett Scotch-Brite™ band eller rondell vid behov
- Se till att begränsa den slipning som görs på angränsande områden med avseende på substrattjocklek
- Rengör ytan och applicera svetsprimer på alla områden som kräver metoder för korrosionsskydd



7 Limning av paneler



- Applicera lim på motsvarande flänsområden på värdpanelen och reservpanelen enligt fordonstillverkarens rekommendationer genom att täcka alla rena metalltytor
- Applicera en ytterligare sträng med lim på de motsvarande flänsområdena för att säkerställa korrekt tjocklek på sammanfogningslinjen
- Obs! En ny patron måste kalibreras såsom rekommenderat innan den första applikationen för att möjliggöra initial utjämning! Allt ytterligare material därefter är klart att användas



8 Svetsning



- Använd fordonstillverkarens rekommenderade svetsmetoder på olika områden av bilens karosserilinj

9 Svetsrengöring



- Använd 80+ kornstorlek för att jämna ut WPS svetspunkter och MIG hårdlödningsfogar
- Finslipning av svetsplats som förberedelse för efterföljande steg
- Se till att begränsa den slipning som görs på angränsande områden med avseende på substrattjocklek





Lim, tätningsmedel & applikatorer

Lim, tätningsmedel och applikatorer Slipmaterial, beläggningar och tätningsmedel från 3M hjälper till att säkerställa att dina skadereparationer av OEM-kvalitet kommer att hålla långt efter att fordonen lämnat din butik. De används på ytor som gör stor skillnad: plast- och glasreparation, panel- och konstruktionslimning, tätning, rostskydd med mera. 3M tillhandahåller också den utrustning och de resurser du behöver för att använda dem snabbt och kostnadseffektivt.

PERSONLIGT SKYDD

• Comfort partikelmask P2



• Hörselskydd



• Ansiktsskydd



• Återanvändbara arbetskläder



• Skyddshandskar



1 Förberedelse av värdpanel



- Ta bort överblivet material och föroreningar från värdpanelen. Förbered övriga motsvarande flänsar på värdpanelen med ett Scotch-Brite™ band eller rondell



3M™ Scotch-Brite™ Filband



3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Rondell



3M™ Slipmaskin med pistolgrepp

2 Göra ytan ren



- Rengör de motsvarande flänsarna på värdpanelen



3M™ Limborttagare för allroundbruk



3M™ Professionell torkduk

3 Förberedelse av ny del



- Ta bort Ecoat-primern från de motsvarande flänsarna på reservpanelen med ett Scotch-Brite™ band



3M™ Scotch-Brite™ Filband



3M™ Filbandslip

4 Göra ytan ren



- Rengör de motsvarande flänsarna på reservpanelen



3M™ Limborttagare för allroundbruk



3M™ Professionell torkduk

5 Korrosionsskydd



- Applicera svetsprimer på alla områden på värdpanelen och reservpanelen som kräver svetsning, förutom limningsytorna
- Två lager rekommenderas för att erhålla rätt tjocklek på beläggningen för optimalt korrosionsskydd
- Torktid: 10-20 minuter



3M™ Weld Thru II Primer

6 Kalibrering av ny patron



- Sätt in patronen i en lämplig applikatorpistol
 - Innan blandaren ansluts till patronen, kläm ut en liten mängd material tills bägge komponenter har tryckts ut lika mycket
 - Anslut blandningsmunstycket och avyttra de första 2-4 cm av uttryckt material för att ta bort eventuellt felaktigt blandat material
- Obs! Det föregående steget är endast nödvändigt när en ny patron används



3M™ Karosserilim



3M™ Tryckluftdriven applikator för 200 ml dubbelpatron



3M™ Manuell appliceringspistol för 200 ml dubbelpatron

7 Applicering



- Applicera lim på motsvarande flänsområden på värdpanelen och reservpanelen, och täck alla rena metalltytor
- Applicera ytterligare en sträng med lim på de motsvarande flänsområdena för att säkerställa korrekt tjocklek på sammanfogningslinjen och att alla tomrum är fyllda

8 Montera reservpanel



- Installera reservpanel på värdpanel med klämmor
 - Applicera erfordrade svetsfogar på bakre vertikala sömmar, kosmetiska fogar och på andra platser som rekommenderas i fordonstillverkarens bruksanvisningar
- Obs! Följ de rekommenderade tiderna för limklämmor: ~ efter 4 tim @ 23°C omgivningstemperatur

9 Limborttagning



- Sprid överflödigt lim från reparationsområdet innan härdning för att försegla reparationen
- Obs! Slipning för att ta bort överflödigt lim kan exponera ren metall, och orsaka korrosion




3M™ Limborttagare för allroundbruk



3M™ Professionell torkduk

De dolda hjältarna i bilskadereparation.



Snabbreferens: Användningsområden för 3M™ Impact Resistant Structural Adhesive.

1 Takplåtar

3 Sidopaneler


5 Tröskelpanel

2 Övre/undre skena fram

4 B-stolpe/båda sidor

6 Hjulöppning

Se OEM-reparationsrutiner.



Snabbreferens: Användningsområden för 3M™ Karosserilim.

1 Takplåtar

2 Dörrsida

3 Tröskelpanel

4 Fram-/bakskärm/lastbilsflak/sidor på minibuss

Se OEM-reparationsrutiner.

Lim, tätningsmedel & applikatorer

Konstruktionslim

Focus

3M™ Strukturellt lim IRSA

3M™ slagåligt strukturellt lim (IRSA) är formulerat för strukturella limningsapplikationer som specificerats av biltillverkare, och utmärkt för kollisionabsorption i stålstrukturer och avancerade lätta aluminiumlegeringar. Detta tvåkomponents epoxilim levererar förlängda bearbetningstider - upp till 1 timme - och kan värmehärdas snabbt. Limmets färg ändras från silver till lila under härdningen.

- Det är formulerat specifikt för kollisionabsorption i strukturella limningsapplikationer som specificerats av biltillverkare
- Tvåkomponents epoxilim sammanfogar stål och aluminium, och är utmärkt för lätta strukturer
- Kan svetsas eller nitas direkt efter applikation



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100273723	07333	3M™ Strukturellt lim IRSA, 200 ml, 07333	6	Styck	1	6

Focus

3M™ Karosserilim

3M™-karosserilimmet är ett tvåkomponentsepoxi som används för att limma stål, aluminium, SMC (formpressningsmaterial) och FRP (vanligt glasfiber). Primärt används det till att byta ut fram-/bakskärm, tak, flaksidor, sidor på minibuss och arbetsfordon samt dörrkarmar.

- Ett effektivt epoxilim av tvåkomponentstyp
- Fäster ej bärande komponenter av olika sorters stål, aluminium, SMC (formpressningsmaterial) och FRP (traditionellt glasfiber). Används även till att förstärka svetsade eller nitade bärande komponenter
- Går att punktsvetsa genom eller användas tillsammans med nitfästning



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000045775	08116	3M™ Karosserilim, 200 ml, 08116	6	Styck	1	6

3M™ Structural Adhesive

Fäst plast, fiberglas, keramik, metall och de flesta ytmaterial med 3M™ Structural Plastic Adhesive. Ett svart uretanlim av tvåkomponentstyp som levereras i en dubbelpatron.

- För reparationer på plastdelars ovan- och undersida
- Enkel applicering med patron
- För ytterligare styrka används det med plastreparationspatch.



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100222832	55047	3M™ Structural Adhesive, 200 ml, 55047	6	Styck	1	6

■ Lim, tätningsmedel & applikatorer

Flexibla lim

3M™ Spraylim

Spraylim används till att fästa lätta invändiga interiörer, t.ex. takklädsel och plastdelar.

- Spraymunstycket som inte täpps igen går att ställa in med bred eller smal sprutbild.
- Snabbtorkande
- Täcker stora ytor snabbare än med handapplicering



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100139848	08080	3M™ Spraylim, 500 ml, 08080	12	Behållare	1	12

3M™ Kontaktlim

3M™ Trim Adhesive fäster säkert vinyl, tung inredning och huvljuddämpare där det krävs hög styrka och värmetålighet. Enkel och praktisk applicering med sprayflaska.

- Spraylimmet kan fästa tungt tyg och vinyl
- Rekommenderas där det krävs hög styrka
- Högeffektivt kontaktlim



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100142662	08090	3M™ Kontaktlim, 500 ml, 08090	12	Behållare	1	12

Lim, tätningsmedel & applikatorer

Fogmassa och spackel

3M™ MS Caulkable Sealer

3M™ MS Caulkable Sealer är en fukthärdande universell MS-polymerbaserad skarvtätningssmassa av enkomponentstyp i patron.

- Kan målas över omedelbart med vattenbaserad färg
- Bör målas över inom två timmar eller slipas lätt med en grå Scotchbrite-duk
- Isocyanatfri



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000079955	08855	3M™ MS Caulkable Sealer, 290 ml, 08855	12	Styck	1	12

3M™ Sprutbar tätning 1K Hybrid

Förbättra reparationsprocessen med 3M™ Multi-Purpose Seam Sealer. Med vår tätningsmassa kan du måla vått-i-vått och få en kortare tätningsprocess. Den kan sprayas, matas eller penslas ut

- Flera olika slags finish
- Kan sprayas, penslas eller matas ut
- Flexibel som stenskottsskydd



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000077337	50740	3M™ Sprutbar tätning 1K Hybrid, Beige, 310 ml, 50740	9	Styck	1	9

3M™ Polyuretantätning

3M™ Polyurethane Seam Sealers är fukthärdande polyuretanprodukter av enkomponentstyp som är avsedda för skarvtätning vid bilkarosreparationer.

- Utmärkt vidhäftning
- Övermålningsbar med vanliga målningsystem
- Krymper inte, rinner inte



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000077237	08684	3M™ Polyuretantätning, Grå, 310 ml, 08684	12	Styck	1	12
7000077244	08783	3M™ Polyuretantätning, Grå, 600 ml, 08783	12	Styck	1	12
7000077236	08694	3M™ Polyuretantätning, Svart, 310 ml, 08694	12	Styck	1	12
7000077240	08689	3M™ Polyuretantätning, Vit, 310 ml, 08689	12	Styck	1	12
7000077246	08788	3M™ Polyuretantätning, Vit, 600 ml, 08788	12	Styck	1	12

Lim, tätningsmedel & applikatorer

3M™ Penselbar tätning

En universell snabbtorkande skarvtätningssmassa som är lätt att applicera med en pensel. Produkten rinner inte efter appliceringen.

- Utformad för att försegla skarvar mellan delar som har svetsats, nitats eller bultats samman
- Kan målas över när den torkat. Förblir flexibel och är tålig mot olja, bränsle och andra kemikalier
- Torkar fort



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000079948	08537	3M™ Penselbar tätning, inkl pensel, Grå, 1 kg, 08537	6	Behållare	1	6

Limapplicering

3M™ Appliceringspensel

Återskapa originalutseendet med 3M™ Appliceringspensel, när den används med penselbart lim eller tätningsmassa.

- Borsten är bensin-, olje- och vattentålig
- Idealisk för att applicera penselbar skarvtätning
- Används för att återskapa originalfinish



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000079836	08540	3M™ Appliceringspensel, för plastlim, 08540	30	Styck	1	30

3M™ Lättvikts Tryckluftspistol

Använd vår bekväma tryckluftspistol, 3M™ lätt pistol, för effektiv applicering av enkomponentsspray och universell tätningsmassa. Våra användningsklara sprutpistol kan användas med olika sprayer och lacker, från mycket fin kornighet till grövre texturer, med en enkel justering av luft- och produktreglaget.

- Låg vikt
- Justeras enkelt för bekväm och effektivare sprayning
- Olika sprayning ger olika finish på beläggningen



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000041361	08992	3M™ Lättvikts Tryckluftspistol, 08992	1	Styck	1	1

3M™ Appliceringspistol för 2K patroner

Använd vår praktiska 3M™ Manual Gun för dubbelpatroner som korrekt blandar två komponenter med lim till rätt konsistens och applicerar materialet direkt på arbetsstycket.

- En effektiv appliceringspistol för dubbelpatron
- Matar ut från 2k 200 ml-patroner i 1-1 och 2-1
- Använd för balanserad utmatning av produkten



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000110581	08190	3M™ Appliceringspistol för 2K patroner, 50 ml, 08190	1	Styck	1	10

Lim, tätningsmedel & applikatorer

3M™ Appliceringspistol för 2K patroner

Använd vår praktiska 3M™ Manual Gun för dubbelpatroner som korrekt blandar två komponenter med lim till rätt konsistens och applicerar materialet direkt på arbetsstycket.

- En effektiv appliceringspistol för dubbelpatron
- Matar ut från 2k 200 ml-patroner i 1-1 och 2-1
- Använd för balanserad utmatning av produkten



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000042708	08571	3M™ Appliceringspistol för 2K patroner, 200 ml, 08571	1	Styck	1	12
7100248699	08117	3M™ Appliceringspistol för 2K patroner, 08117	1	Styck	1	1

3M™ Appliceringspistol för patron/påse

Applicera enkelt tätningsmassa med 3M™ Manual Gun för patron och påse. Vår lättanvända lätta pistol för handapplicering kan användas med patron eller påse när det inte finns tillgång till tryckluft.

- Låg vikt
- Lätt att använda
- Manuell appliceringspistol



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000041362	08013	3M™ Appliceringspistol för patron/påse, för 310 ml patron, 08013	1	Styck	1	6
7100222334	08014	3M™ Appliceringspistol för patron/påse, för patron & påse 315 ml - 415 ml, high power version, 08014	1	Styck	1	6

3M™ Applikator

3M™ Primer Applicator är ett appliceringsverktyg så att du kan lägga primer exakt på välvgränsade områden.

- Passar perfekt i primerflaskor
- Enkel hantering
- Snabb applicering av primer



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000033370	08605	3M™ Applikator, glas applikator, 08605	100	Styck	10	100

3M™ Universal Tryckluftspistol

3M™ MS Universal Sealer Gun är en tryckluftspistol som kan mata ut alla slags tätningsmassor av enkomponentstyp.

- Tryckluftspistol
- Används med påsar och patroner
- Enkel att justera och använda



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000041360	08993	3M™ Universal Tryckluftspistol, för sprutbar tätning, 08993	1	Styck	1	12

Lim, tätningsmedel & applikatorer

3M™ Tryckluftsdreven Appliceringspistol för 2K patroner

3M™ Pneumatic Gun for 2 part cartridges är avsedd för att mata ut 3M-lim och -tätningsmassa av tvåkomponentstyp från 200 ml-patroner. Denna tryckluftspistol är idealisk för arbeten i stora volymer. Med den kan du snabbt och lätt lägga på flera olika reparerande epoxiprodukter av tvåkomponentstyp. Sparar tid, mindre omarbete. Systemet med patroner som snäpps på gör att materialen inte blandas för tidigt vilket maximerar materialanvändningen.

- Används med 3M-patroner (200 ml) med tvåkomponentsprodukter
- Applicera tätningsmassan slätt och jämnt, efterlikna originalutseendet
- Spara tid och arbeta effektivt med tryckluftssystemet vid arbeten i stora volymer



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100249137	09930	3M™ Tryckluftsdreven Appliceringspistol för 2K patroner, 200 ml, 09930	1	Styck	1	1

3M™ No Cleanup Tryckluftspistol

Använd lösningen med 3M™ No Cleanup-tryckluftspistoler, för ett snabbt, enkelt och rent sätt att arbeta. Använd med våra engångspåsar med spraybar tätningsmassa av tvåkomponentstyp. Vårt kraftiga aluminiumredskap matar ut produkten snabbt och enkelt. Kassera påsen och munstycket – pistolen är åter klar för användning.

- Arbeta mer effektivt, då du slipper rengöring om pistolen används rätt
- Används med påsar med spraybar 3M-tätningsmassa av tvåkomponentstyp
- Mata ut produkten snabbt och enkelt



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000041353	08801	3M™ No Cleanup Tryckluftspistol, 08801	6	Styck	1	6

3M™ Pneumatisk Pistol för patroner

3M™ Pneumatic Guns for Cartridges är en lätt tryckluftspistol för patroner med tätningsmassa.

- Lätt aluminiummodell
- För enkel hantering av patroner med tätningsmassa
- 1/4" utvändig gänga för luftanslutningen



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000041351	08012	3M™ Pneumatisk Pistol för patroner, för 310 ml patroner, 08012	1	Styck	1	6

3M™ Sprutpistol till Stenskottsskydd

Sprutpistol som används till 3M™-vindrutepolyuretan, skarvförseglare av polyuretan och MSP-skarvförseglare i mjuka folieförpackningar på 310 ml eller mindre.

- Helt inkapslad och helt av metall, stångdriven, friktionsmatad appliceringspistol för enkomponentsprodukter
- Mata ut enkomponentsprodukter som ligger i mjuka förpackningar på 310 ml och mindre
- Lätt att använda



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000041375	08991	3M™ Sprutpistol till stenskottsskydd, 08991	1	Styck	1	1


■ Lim, tätningsmedel & applikatorer

Tätningstejper

3M™ Tätningsband

3M™ Tätningsband för vindrutor, används vid byte av mjuklimmade front och bakrutor. Ger en omedelbar vidhäftning, ingen härdningstid, enkel applicering på rutor utan lister.

- För infästning av listfria vindrutor
- Utmärkt vidhäftning
- Vattentät



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000079950	08610	3M™ Tätningsband, Svart, 6 mm x 4,5 m, 08610	12	Kit	1	12
7000079951	08611	3M™ Tätningsband, Svart, 8 mm x 4,5 m, 08611	12	Kit	1	12
7000033758	08612	3M™ Tätningsband, Svart, 10 mm x 4,5 m, 08612	12	Kit	1	12

3M™ Seam Sealer Tejp

Få det typiska originalutseendet och funktionen hos förseglingsmassa med 3M™ Seam Sealer Tape. Vår tätningstejp är ett snabbt och enkelt alternativ till flytande tätningsmassor, utan behov av att breda ut, forma eller torka. Avsedd att användas med lösningsmedelsbaserade lacker.

- Snabbt, enkelt sätt att efterlikna utseendet och funktionen hos originaltätningar
- Måla över omedelbart, spara tid och pengar på flytande tätmassor
- Tejpen med gummibaksida klarar tuffa förhållanden och ger mindre arbete



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000028969	08475	3M™ Seam Sealer Tejp, 9,5 mm x 9,1 m, 08475	12	Rulle	1	12

3M™ Strip-Caulk

3M™ Strip-Caulk är ett mjukt fogmaterial av butylgummi som snabbt och permanent fyller ut alla slags skarvar, överlappningar och öppningar, vilket gör att underhållsarbetet går fort och håller länge.

- Permanent flexibelt material som är klart att användas till skarvar, överlappningar och hål
- Krymper inte och blir inte skört, håller skarvarna täta och minskar återarbete
- Snabb kladdfri applicering – trycks på plats och slätas ut med fingret




Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000028370	08578	3M™ Strip Calk Butylband, Svart, 6 mm x 30.5 cm, 12 st/fp, 08578	12	Styck	1	12

■ Lim, tätningsmedel & applikatorer

Foamtejper

3M™ PT1100

3M™ Polyurethane Protective Tape 8672 is an 8 mil, leading edge erosion protection tape comprised of a tough polyurethane backing and an acrylic adhesive. It resists punctures, tearing and abrasion, and resists ultraviolet light. This tape is qualified to aerospace specifications. The tape is available in transparent and glossy black.



- Användning: Högeffektiv tejp för montering av sidoskyddslister, plastbeklädnader, reflektorer, spegelglas etc.
- Egenskaper: Svart dubbelhäftande akryltejp med hög initial häftförmåga. 1,1 mm tjock. Dess konstruktion gör att den smiter an mot hela ytan trots ojämnheter. Klarar temperaturer upp till 90°C.
- Fördelar: Akryllim med mycket bra vidhäftning även vid extrema temperaturer och fukt.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100057970	80318	3M™ PT1100 A+, 6 mm x 20 m, 27566	24	Rulle	2	24

Lim, tätningsmedel & applikatorer

Lim och lappar för reparation

3M™ Primerspray för plast

Använd 3M™ Polyolefin Adhesion Promoter för stark vidhäftning av flexibla 3M-produkter, plastreparationsmaterial och supersnabba plastlim. Applicera efter slipning, låt torka och lägg sedan på limmet.

- Använd en högeffektiv vidhäftningspromotor som är avsett för 3M-lim
- Förbered ytan på flexibla eller halvstyva plaster innan du lägger på 3M-plastreparationsprodukter
- Låt torka innan limmet läggs på



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100255707	05917TF	3M™ Primerspray för plast, 200 ml, 05917TF	12	Behållare	1	12

3M™ Plastfilm

Använd 3M™ Plastic Contour Sheet som hjälp vid rekonstruktion av kanter och trasiga fästen av plast. Filmen går lätt att ta bort – fastnar inte i limmet. Ytan kan lätt lossas från gjutet eller format tvåkomponentslim.

- Högeffektiv rulle med specialfilm
- Få en lättlossad yta vid gjutning eller formning av tvåkomponentslim
- Tas enkelt bort, fastnar inte i limmet



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000033784	04903	3M™ Plastfilm, ark, 127 mm x 3,6 m, 04903	6	Rulle	1	6

Focus

3M™ Plastreparationspatch

Reparera bilens stötfångare med 3M™ Flexible Plastic Patch

Vår flexibla patch förstärker insidan av en dubbelsidig plastreparation där skadan har gått igenom plasten. Det krävs ingen slipning för applicering och vidhäftning. Det blir inga stillestånd på grund av härdningstider.

- Förstärk baksidan av stötfångare som behöver repareras
- Ingen försenande härdningstid vid reparationer på framsidan
- Används på plast där det krävs förstärkning



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000080128	06396	3M™ Plastreparationspatch, Vidhäftningspromotor för Patch, 06396	100	Styck	1	100
7000080202	05888	3M™ Plastreparationspatch, kit, 05888	6	Styck	1	6

Lim, tätningsmedel & applikatorer

3M™ Förstärkningsfilm

3M™ Plastic Re-enforcement Sheet består av ett plastnätmaterial som används med plastreparationslim för att ge extra styrka till alla reparerade områden.



- Starkt vitt nätmaterial
- Ger ytterligare styrka på plastreparationers baksida
- Används till konstruktionslim för plastreparationer

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000080056	4904	3M™ Förstärkningsfilm, ark, 04904	6	Rulle	1	6

Focus

3M™ Super Fast Repair Adhesive

Reparera skadade bilplastdelar med 3M™ Super Fast Repair Adhesive. Bygg upp, forma om och limma all slags plast. Vårt lim härdar supersnabbt vilket innebär att det inte behövs någon separat accelerator.



- Bygger upp, formar om och limmar all slags plast utan att rinna eller sjunka
- Reparera skadade bilplastdelar
- Utmärkt förmåga att fylla upp stora hål

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100222843	04748	3M™ Reparationslim, Superfast, svart, 48.5 ml, 04748	12	Styck	1	12
7100222866	55045	3M™ Super Fast Repair Adhesive, 48.5 ml, 55045	12	Styck	1	12

3M™ EZ-sand Plastspackel

3M™ EZ Sand Flexible Parts Repair är ett epoxispackel av tvåkomponentstyp som används till att reparera plastdelar som stötfångare och andra flexibla plastdelar på bilen.



- Kan användas för att reparera de flesta plastdelar på moderna bilar
- Reparerar de flesta flexibla plaster, även stötfångare och övriga plastdelar på bilen.
- Kan användas som skarvtätning över en tvåkomponentsprimer

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000045496	35887	3M™ EZ-sand Plastspackel, 50 ml, 35887	6	Styck	1	6
7000080125	05887	3M™ EZ-sand Plastspackel, 200 ml, 05887	6	Styck	1	6

Lim, tätningsmedel & applikatorer

Focus

3M™ Epoxispackel Flexibelt 2K

Reparera de flesta av bilens plastdelar med det mjuka 3M™-reparationsmaterialet. Vårt reparationsmaterial härdar snabbt, är mjukt och lätt att slipa. Det är lätt att använda, sjunker inte och ger utmärkta fina utslipningar.

- Applicera vid plastreparationer på fram- och baksida
- Utmärkta utslipningar mot befintlig yta.
- Sjunker inte



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100224386	05901	3M™ Epoxispackel Flexibelt 2K, 48,5 ml, 05901	12	Styck	1	12
7000079939	05900	3M™ Epoxispackel Flexibelt 2K, 150 ml, 05900	6	Kit	1	6

3M™ Snabblim

Reparera skadade bildelar i plast med 3M™ Snabblim. Bygg upp, forma om och sammanfoga all slags plast. Vårt lim stelnar mycket snabbt vilket innebär att det inte behövs någon separat accelerator.

- För reparationer på plastdelars ovan- och undersida
- Reparera skadade bildelar i plast
- Utmärkt förmåga att fylla upp stora hål



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100223465	34240	3M™ Snabblim, 48,5ml, 34240	12	Styck	1	12

Lim, tätningsmedel & applikatorer

Munstycken och tillbehör

3M™ Statiskt Blandningsmunstycke

3M™ Statiskt blandningsmunstycke är ett munstycke som gör det enkelt att klämma ut ett perfekt blandat häftämne på rätt plats. Detta statiska blandningsmunstycke är utformat att användas med 3M-patroner och manuella eller tryckluftsdrivna applikatorer.

- Ett statiskt blandningsmunstycke med hög prestanda för användning med manuella eller tryckluftsdrivna applikatorer
- Munstycket blandar effektivt och exakt olika slags lim, fästmassor och skum av tvåkomponentstyp från 3M.
- Engångsmunstycken och tuber för enkel rengöring – inga verktyg att göra rent



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000033776	08193	3M™ Statiskt Blandningsmunstycke, för 200 ml patroner, 08193	36	Styck	6	36

3M™ Munstycke för flexibelt reparationsmaterial

3M™ Munstycken för flexibelt reparationsmaterial är munstycken med fin spets som passar 48.5 ml eller 50 ml duo 1:1-patroner för flexibelt reparationsmaterial. Våra munstycken används som reservdelar och går snabbt och lätt att byta ut.

- Transparent blandningsmunstycke med fin spets
- För 48.5 ml eller 50 ml duo-patroner
- Designad för 48.5 ml-patroner av 3M™ Flexibelt reparationsmaterial och 50 ml 3M™ Konstruktionslim



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100224406	08198	3M™ Munstycke för flexibelt reparationsmaterial, lämpliga för 05901- och 08122-produkter, 08198	60	Styck	12	60

3M™ Munstycken för 48,5 ml-patroner

Använd 3M™-munstycken för 48.5 ml-patroner för att få en välblandad produkt som efter utjämning är klar att användas. Våra transparenta blandningsmunstycken är designade för att optimera blandningen av tvåkomponentsmaterial.

- Garanterar en välblandad produkt som efter utjämning är klar att användas
- Transparent design gör det enkelt att övervaka blandningen
- Designad för 48.5 ml-patroner med 3M™ Supersnabbt lim och 3M™ Snabbt lim



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100224407	04908	3M™ Munstycken för 48,5 ml-patroner, lämpliga för 04748-, 55045- & 34240-produkter, 04908	50	Styck	1	50

■ Lim, tätningsmedel & applikatorer

Lim för bilglas

3M™ Rutlim

Fäst vindrutor, sido- och bakrutor med 3M™-uretanlim för vindrutor. Vårt uretanlim för vindrutor ingår i serien med enkomponentslim av polyuretan som härdar snabbt, vilket möjliggör kortare ledtider.



- Ett fukthärdande uretanlim av enkomponentstyp med medelhög viskositet
- Avsett för att fästa vindrutor och fasta glaspartier
- Korta ledtider

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000077196	08603	3M™ Rutlim, 310 ml, Patron, 08603	12	Styck	1	12

3M™ Primer för rutlim med lågt VOC

3M™ Low VOC Single Step Primer är en enstegsprimer som används för att ge optimal vidhäftning mellan vindrutor och vindrutetätning av polyuretan.



- Svart
- Enkel applicering med 3M Primer Applicator
- Snabbhärdande

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100154592	58012	3M™ Primer för rutlim med lågt VOC, 30 ml, 58012	6	Flaska	1	6



Motorfordon

3M erbjuder ett brett utbud av ytskydd och spackel. Till och börja med, invändiga rostskyddsmaterial som hålrumsvar, som gör det möjligt att nå och skydda metall från insidan och på så sätt förhindra inre korrosion såväl som anti-chipbeläggningar, som används för att skydda sårbara, målade delar av fordonet såsom trösklar, vingar, hjulhus och stötfångare. Om de appliceras med 3M™ Performance Sprutpistol och 3M™ PPS™ Series 2.0 H/O Tryckkopp så kan du enkelt uppnå olika slags texturer från mycket släta till grova genom att justera pistolen och välja något av de tillgängliga sprutmunstyckena. Denna applikationsprocess gör det möjligt att matcha praktiskt taget vilken OEM-textur som helst. Vårt urval av 3M spackel, glaze och kitt hjälper dig att nå jämna, permanenta och konsekventa plåtreparationer för alla substrat.

Spackel och produkter för bilreparation

3M™ Dynamic Mixing System General Purpose Body Spackel

Ett smidigt, mellantungt, lättslipat universellt karosserispackel i det unika 3M™ DMS-systemet för ett stort antal tillämpningar och temperaturer.

- Utmärkt vidhäftning på stål, galvaniserad metall eller aluminium
- Medeltungt spackel som är lättslipat
- Bra utfyllnadsegenskaper



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100050738	51002	3M™ Dynamic Mixing System General Purpose Body Spackel, 276 ml, 51002	6	Styck	1	6

3M™ Dynamic Mixing System Heavy General Purpose Spackel

Ett tungt, universellt karosserispackel i det unika 3M™ DMS-systemet för ett stort antal tillämpningar och temperaturer. Mest lämpat för utfyllnad av djupa bucklor. Fungerar bra även i höga temperaturer.

- Utmärkt vidhäftning på stål, galvaniserad metall eller aluminium
- Spackel med tung vikt men ändå lätt att breda ut och slipa
- Bra utfyllnadsegenskaper



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100050739	51003	3M™ Dynamic Mixing System Heavy General Purpose Spackel, 276 ml, 51003	6	Styck	1	6

3M™ Dynamic Mixing System Light General Purpose Spackel

3M™ Dynamic Mixing System Light General Purpose Filler är ett väldigt smidigt lätt karosserispackel i en patron med härdare som är klart att användas med 3M™ Dynamic Mixing System applikatorn.

- Mycket fint och krämigt att breda ut
- Härdar snabbt, kan även användas i låga temperaturer
- Lätt vikt – mycket lättslipat



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100055256	51004	3M™ Dynamic Mixing System Light General Purpose Spackel, 276 ml, 51004	6	Styck	1	6

Motorfordon

Focus

3M™ Snabbtorkande 2K Epoxispackel för metall

3M™ FC Epoxy Metal Filler är ett snabbhärdande fyllningsmedel för alla metallsubstrat (stål, aluminium o.s.v.) som används för att fylla i djupare bucklor, skapa och forma ytstrukturer och ge korrosionsskydd till svetsade skarvar.

- Ett blyfritt alternativ till tennlödning.
- Perfekt för att modellera/forma svåråtkomliga områden.
- Utmärkt korrosionsskydd.



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100276634	37455	3M™ Snabbtorkande 2K Epoxispackel för metall, 180 ml + 6 blandningsmunstycken, 37455	6	Styck	1	6

Korrosionsskydd

3M™ Sprutbar tätning 2K polyurethan

Måla 30 minuter efter tätning med 3M™ Two Part Sprayable Sealer. Vår rena, snabba och lättarbetade tätningssmassa kan värmas upp för att snabba på härdningen och krymper inte.

- Måla 30 minuter efter tätningens applicering
- Få ett krusigt utseende genom att ändra spraymunstyckets vinkel
- Använd med art.nr 08801-applikeringspistol



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000080108	08800	3M™ Sprutbar tätning 2K polyurethan, 250 ml, Grå, Påse, 08800	6	Styck	1	6

3M™ Svetsprimer

Undvik dyrbara återreparationer och öka effektiviteten i verkstaden med 3M™-svetsprimer II. Använd vår praktiska spray för att hindra korrosion mellan svetsade metallytor. Vår svetsprimer hindrar metalledar från att försämrats samtidigt som den tål svetsloppor. Den torkar på fem minuter, vilket ökar produktiviteten.

- Skyddar plåtar och delar av ren metall från korrosion efter svetsning
- Få en snabbtorkande produkt vid MIG-svetsning för ökad effektivitet
- Enkel applicering med sprayflaska



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100143689	50410	3M™ Weld Thru II Svetsprimer 377 ml, 50410	6	Behållare	1	6

PERSONLIGT SKYDD

• Comfort partikelmask P2



• Hörselskydd



• Comfort skyddsglasögon



• Återanvändbara arbetskläder



• Skyddshandskar



1 Uppslipning av det skadade området



- Utför initial slipning med en slipkloss för att se höga och låga punkter i reparationsområdet
 - Markera de djupaste punkterna i det skadade området för att placera svetspunkter
- Tips: Ta inte bort färgen helt och hållet från det skadade området, då detta möjliggör ett bättre utförande av buckeldragningsprocessen och minskar risken för hål i substratet



3M™ Hookit™ Purple+ Slipark, multihål 70 x 396 mm



3M™ Hookit™ Purple+ Multihål handkloss 70 x 396 mm

2 Förberedelse



- För att förbereda för buckeldragningen, ta bort färg/beläggning från de låga punkterna i reparationsområdet



3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Sliprondell



3M™ Slipmaskin för karosreparation med pistolgrepp

3 Punktapplicering



- Punktsvetsa på reparationsområdet med användning av din föredragna och rekommenderade metod och/eller utrustning
- Obs! Se alltid till att utrustningen är korrekt kalibrerad beroende på de material som repareras

4 Buckeldragning



- Dra bucklan med hjälp av den föredragna metoden och utrustningen för buckeldragning
- Tips: För att undvika ytdefekter eller porer i substratet, försök att distribuera belastningen jämnt över reparationsområdet

5 Punktorttagning



- Ta bort stiften genom att manuellt rotera dem
- Obs! Denna moderna metod minskar sannolikheten för att hål i substratet skapas och att substratet tunnas ut på grund av ett för grovt slipsteg vid borttagandet

6 Slipa ner arbetsområdet



- Slipa ner arbetsområdet till ren metall
 - Byt till ROTEX-läget för grovslipning först
 - För finslipningssteget, byt till ROTEX-läget "Orbital random motion" (excenterslipning), utan att byta sliprondellen eller korstorleken!
- Obs! För arbete i aluminium, använd alltid ett pneumatiskt slipverktyg som Festool Automotive Systems LEX 3 150/7 och följ instruktionerna i ATEX-direktivet 94/9/EG för zon 22-områden



3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 125 mm



Festool RO 125



3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 150 mm



Festool LEX 3 150/7

7 Göra ytan ren



- Rengör ytan



3M™ Limborttagare för allroundbruk



3M™ Professionell Torkduk

8 Applicering



- Applicera tillräcklig mängd 3M™ FC Epoxi Metallspackel
 - Rekommenderade inställningar för applikatorer: pneumatisk max. ingångstryck 5,5 bar/batteridrivna 3 kN, maxhastighet 180 mm/min.
- Obs! En ny patron måste utjämnas innan den första applikationen för att säkerställa ordentlig blandning av produkten. Efter den första användningen krävs ingen ytterligare utjämning



3M™ FC Epoxi Metallspackel



3M™ Statisk blandningsmunstycke



3M™ Spackelspade av plast



3M™ High Power Manuell pistol

9 Torkning



- Härdningen av 3M™ FC Epoxi Metallspackel kan påskyndas med hjälp av IR-torkning efter den initiala avluftningstiden. Vänta i 10 minuter med att använda en IR-torkare och varm sedan i 10-20 minuter med en objektstemperatur på 70 °C
- Lufttorkning: slipbar ~ efter 4 tim @ 22 °C omgivningstemperatur
- Tips: Om du värmer upp materialet och ytan till ~30 °C innan materialet appliceras går härdningen snabbare, särskilt vid kalla omgivningstemperaturer

10 Slipning av spackelområdet



- 3M™ Cubitron™ II 80+ - 120+
 - För att avlägsna beläggningar snabbare, använd inställningen för ROTEX-rörelse
 - För att finslipa tidigare grova slippor, ändra till ROTEX-läget "Orbital random motion" (excenterslipning), med samma sliprondell på maskinen
- Tips: Formslipning kan också göras med traditionella pansarfilar, om nödvändigt



3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 125 mm



Festool RO 125



3M™ Hookit™ Cubitron™ II 80+ - 120+ - 150 mm



Festool LEX 3 150/7

11 Göra ytan ren



- Rengör ytan noga



3M™ Limborttagare för allroundbruk



3M™ Professionell Torkduk

Valfritt - applicering av ett andra lager



- Applicera ett ytterligare lager av 3M™ FC Epoxi Metallspackel om nödvändigt och upprepa torknings- och slipningssteg såsom rekommenderat i de tidigare stegen
- Maximal slutbehandlad tjocklek ska inte överskrida 4-6 mm, maximal lagertjocklek ska inte överskrida 2-3 mm
- Följ därefter rekommendationerna från fordons- och färgtillverkaren för följande steg



3M™ FC Epoxi Metallspackel



3M™ Statisk blandningsmunstycke



3M™ High Power Manuell pistol

powered by

FESTOOL
Automotive Systems

Primer och mellanstrykningsfärg

3M™ Sound Deadening Coating

3M™ Sound Deadening Coating är en tjock penselbar beläggning som används för att ta bort buller i bilar.

- Heavy body coating
- Enkel att applicera med pensel
- Svart



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100232783	08803	3M™ Sound Deadening Coating, svart, 1 kg, 08803	6	Styck	1	6

Isolering

3M™ Ljuddämpningsmatta

Återskapa de ljuddämpande egenskaperna från originaltillverkaren med 3M™ Sound Deadening Pad. Våra dynor dämpar vägbuller, ljudsystemsvibrationer, skrammel och andra distraherande ljud. Den självhäftande dynan är enkelt att klippa till rätt storlek och fästas.

- Formbara dynor som dämpar ljudet runt koffert, dörrplåt, huv, golvpanel m.m.
- Självhäftande material som är enkelt att installera utan speciella verktyg
- Ljuddämpande matta med flera funktioner minskar vägbuller, ljudsystemsvibrationer och skrammel



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000043146	08840	3M™ Ljuddämpningsmatta, 50 cm x 50 cm, 08840	10	Styck	1	10

Skyddsbeläggningar och Hållumsvax

3M™ Hållumsvax Applikatorkit

Munstyckssatsen till 3M™ Plus hållumsvax gör det möjligt för biltekniker att applicera 3M™ Plus hållumsvax (säljs separat) på svåråtkomliga platser. Munstyckssatsen innefattar tre slangar av olika längd, vilket hjälper plåtslagaren att applicera den skyddande beläggningen på viktiga områden. Användning av hållumsvax rekommenderas när bilar repareras.

- Stavsatsen gör det möjligt för biltekniker att applicera hållumsvax på svåråtkomliga platser
- Satsen innehåller tre tublängder för flexibla leveransalternativ
- Satsen innehåller tre tublängder för flexibla leveransalternativ (20 cm, 61 cm, 86 cm)



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100088894	8851WK	3M™ Hållumsvax Applikatorkit, 08851	12	Kit	1	12

3M™ Hållumsvax Plus

3M™ Plus hållumsvax är en rostskyddsbeläggning som inte härdar och används till obehandlade eller primade invändiga karossplåtar och svetsade bärande komponenter av aluminium eller stål. Materialet är utformat för att täcka och försegla invändiga fogar, kantflänsar och skadade elektrostatiska lackeringar där rost kan bildas. Korrekt applicerad med munstyckssatsen för 3M™ Plus hållumsvax förblir den formbar och bryts inte, flagnar eller spricker.

- Rostskydd för invändiga karossplåtar, rambalkar och konstruktionsbeslag
- Formulerad för obehandlade eller primade bilmetaller som stål och aluminium
- Sprutbart material ger konsekvent och jämnt skydd



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100260106	08852	3M™ Hållumsvax Plus, 500 ml, 08852	6	Behållare	1	6

3M™ Hållumsvax

Långvarigt rostskydd med 3M™ Inner Cavity Wax.

3M™ Inner Cavity Wax – gult, tränger in i hålrum och uteder svetsfogar och ger utmärkt rostskydd. Används som spray eller med en sprutpistol.



3M™ Inner Cavity Wax – transparent, har en tung konsistens och används vanligen för motorutrymmen eller där du vill skydda exponerade delar av ren metall, t.ex. för områden där det inte krävs någon kapillärkraft.

- Lätt att använda
- Snabbt att applicera
- Praktiskt invändigt rostskydd



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100232713	08911	3M™ Hållumsvax, bärnsten, 1 L, 08911	12	Flaska	1	12
7100232708	08901	3M™ Hållumsvax, bärnsten, 500 ml 08901	12	Behållare	1	12
7100232702	08909	3M™ Hållumsvax, klart, 500 ml, 08909	12	Behållare	1	12

Exempel på användning av 3M™ Hålrumsvax Plus i en klassisk verkstad



Utan rostskyddsbehandling



3M™ Hålrumsvax Plus 08852
(3 beläggningar)

Har testats för att ge
långvarigt rostskydd.

Faktiskt resultat från en testpanel
efter 1 500 timmars exponering av
saltvattendimma (ASTM B117-97*).

*ASTM.org/cgi-bin/resolver.cgi?B117-97

Motorfordon

3M™ Stenskottsskydd

Återskapa biltillverkarens stenskottsfinish med 3M™ Body Guard Textured Coating. Vår gummibaserade beläggning är utmärkt tålig mot stenskott och finns i svart, vitt och grått. Du kan välja mellan medelgrov till grov textur genom att ändra appliceringsmetod.



- Utmärkt slitstyrka mot stenskott
- Övermålningsbart efter 30 minuter
- Ytan blir klubbfri inom 10–15 minuter

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100241051	08874	3M™ Stenskottsskydd, Grå, 1 kg, 08874	9	Behållare	1	9
7100239806	08873	3M™ Stenskottsskydd, Svart, 1 kg, 08873	9	Behållare	1	9
7100241036	8875	3M™ Stenskottsskydd, Vit, 1 kg, 08875	9	Behållare	1	9

3M™ Underredsskydd

Skydda fordonets underrede från rost och dämpa ljudet med 3M™ Underredsskydd. Denna tjocka asfaltbaserade beläggning ger utmärkt rotskydd och ljuddämpning.



- Flexibelt när det är torrt
- Utmärkt täckning med ett lager
- Dammtorrt inom en timme

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100241035	8872	3M™ Underredsskydd, 2 kg, 08872	4	Behållare	1	4
7100235847	08861	3M™ Underredsskydd, Svart, 1 L, 08861	12	Behållare	1	12

3M™ Spray Underredsskydd

Reparera skärmkanter och underreden snabbt med 3M™ Spray Schutz Aerosol. Vår spray ger en snabbtorkande, gummiaktig skyddsbeläggning som är extra kraftig och mjuk.

- Reparera skärmkanter och underreden snabbt
- Få en snabbtorkande gummiaktig skyddsbeläggning
- Används för att få extra tålighet och flexibilitet



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100142595	08877	3M™ Spray Underredsskydd, Svart, 500 ml, 08877	12	Behållare	1	12

Motorfordon

3M™ Vattenbaserat Stenskottsskydd

3M™ vattenbaserat stenskydd är en vattenbaserad övermålningsbar stenskyddsbeläggning som är avsedd att skydda ytor mot korrosion och ge ljuddämpning.

- Snabb torkning inom 30 minuter
- För lösningsmedel- och vattenbaserade färgsystem
- Medelgrov – grov struktur



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000060223	08882A	3M™ Vattenbaserat Stenskottsskydd, Grå, 1 L, 08882	12	Behållare	1	12
7000060224	08881	3M™ Vattenbaserat Stenskottsskydd, Svart, 1 L, 08881	12	Behållare	1	12

Tillbehör och organisering

3M™ Dynamic Mixing System hållare till appliceringspistol

Förvara Dynamic Mixing System-appliceringspistolen säkert i 3M™ Dynamic Mixing System-hållare till appliceringspistol. Vårt stadiga metallställ kan monteras på en vägg eller en vagn.

- Kraftig metallkonstruktion
- Säker förvaring av DMS-appliceringspistolen
- Används som fäste till DMS-appliceringspistolen när den inte används



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000034443	50603	3M™ Dynamic Mixing System hållare till appliceringspistol, 50603	1	Styck	1	1

3M™ Dynamic Mixing System munstycksställ

Förvara 3M™ Dynamic Mixing System-munstyckena i 3M™ Dynamic Mixing System-munstycksstället. Med munstycksstället av metallram ökas produktiviteten genom att blandningsmunstyckena finns inom räckhåll för verkstadens reparatörer.

- Förvara ersättningsmunstycken inom räckhåll
- Stället har magnetfästen och kan flyttas vid behov
- Sätt lådan i stället och förvara 3M™ Dynamic Mixing System-munstycken



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000034442	50602	3M™ Dynamic Mixing System munstycksställ, 50602	1	Styck	1	1

Motorfordon

3M™ Dynamic Mixing System Tryckluftsdriven Pistol

Med 3M™ Dynamic Mixing System-appliceringspistolen kan du snabbt och exakt mata ut spackel från det högeffektiva 3M DMS-patronsystemet.

Vår hållbara, slitstarka och kraftiga appliceringspistol är tryckluftsdriven för att ge ett högt arbetstempo.



- Använd appliceringspistolen med 3M™ Dynamic Mixing System
- Tryck ut substansen via 3M™ Dynamic Mixing System när du vill och var du vill i rätt mängd.
- Arbeta exakt och bekvämt med triggerkontroll

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100074739	50600	3M™ Dynamic Mixing System Tryckluftsdriven Pistol, 50600	1	Styck	1	1

3M™ Dynamic Mixing System Startkit

En sats som innehåller de produkter som krävs för att komma igång med 3M Dynamic Mixing System: Appliceringspistol, munstycken och tillbehör.



- Dynamic Mixing System, tryckluftspistol
- DMS-munstycken (röda) för karosserispackel
- Hållare till DMS-munstycken/låda

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100058124	50604	3M™ Dynamic Mixing System Startkit, 50604	1	Kit	1	1

3M™ Dynamic Mixing System Blandningsmunstycke

Blandningsmunstycke till 3M Dynamic Mixing System. Aktiv blandning gör att materialen helt blandas och kort längd ger mindre spill. 3M DMS-munstycken gör att karosserisationsprodukterna kommer snabbare till objektet jämfört med manuella appliceringspistoler och kombinationer av statiska blandningsmunstycken.



- Mixa material utan att blanda in luft med aktiv blandning i munstycket
- Mindre spill genom munstyckets korta längd
- Snäpp enkelt på och av munstycket

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000034425	50601	3M™ Dynamic Mixing System Blandningsmunstycke, Röd, längd 48 mm, 50601	6	Pack	1	6

3M™ Engångs blandningsblock i papper

3M™ Engångs blandningsblock i papper är en ren lösning för professionella bilverkstäder som regelbundet blandar fyllningsmedel manuellt.



- Ren och icke-porös yta som inte förorenar fyllningsmedlet
- Pappret suger inte upp, vilket innebär att inget spills på golv eller bänkar
- Flera blandningar får plats på ett ark

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100144396	20382	3M™ Engångs blandningsblock i papper, 20382	12	Styck	4	12

Motorfordon

Dynatron™ 3 Pack Spackelspadar

Dynatron™-spackelspadarna av plast är styva men flexibla och perfekta till att lägga på och breda ut spackel.

- Styv men flexibel
- Lätt att rengöra
- Enkel att hantera med skarp, rak kant



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000045476	00358	Dynatron™ Spackelspade, 24 st/fp, DMS358	72	Styck	3	72



Rengöringsartiklar

Rengöringsmedel Ju renare arbetet är, desto lättare att nå fantastiska resultat. Vi erbjuder olika material för att hjälpa dig att hålla ditt arbete rent och professionellt. Allt från olika högpresterande slipdukar och rengöringsmedel till vårt 3M Hudvårdssortiment – för att rengöra och skydda dina händer.

Rengöringsartiklar

Rengöringsmedel

3M™ Glasputs

3M™ Glass Cleaner återställer bilglasets klarhet och glans. Vår speciella sammansättning bildar inga ränder på glasytor, som t.ex. fönster, vindrutor, speglar och sidoglas. Det är också skonsamt och säkert att använda på plast, krom och metall.

- Finish utan ränder på alla glasytor
- Avlägsnar envisa beläggningar från vindrutor och fönster
- Används på alla glasytor, som t.ex. fönster, vindrutor och speglar



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100138680	08631	3M™ Glasputs, 500 ml, 08631	12	Behållare	1	12

3M™ Limborttagare

Ta bort lim, vax, smörjmedel, olja och tjära med 3M™ General Purpose Adhesive Cleaner. Vår limborttagare är tillverkad av olika lösningsmedel och avsedd att snabbt ta bort lim, silikonpolish, vax, tjära och olja från en yta.

- Tar snabbt bort vaxer, smörjmedel, olja och tjära
- Används på härdad billack, vinyl och tyg
- Avlägsna överryk.



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000079960	08984	3M™ Limborttagare, 1 L, 08984	12	Behållare	1	12

3M™ Perfect-It™ Rengöringslera

Med 3M™ Perfect-It™-rengöringsleran tar du säkert bort sprutmissar och färgfläckar. Produkten kan användas effektivt på färg, glas och krom om den kombineras med ett vattenbaserat smörjmedel.

- Tar säkert bort sprutmissar och färgfläckar
- Används med vattenbaserade smörjmedel
- Effektivt på färg, glas och krom



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000034232	38070	3M™ Perfect-It™ Rengöringslera, 200g, 38070	6	Styck	1	6

3M™ VHB™ Ytrensöring

3M™ VHB™ Ytrensöringsmedel är en mycket ren lösning med isopropylalkohol i vatten. Det är färglöst, har en mycket svag lukt och förångas snabbt utan att lämna spår efter sig.

- Avfettning av ytor
- Beredning av ytor för limning
- Avdunstar snabbt och lämnar inga rester



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000071716	VHBCLEAN	3M™ VHB™ Ytrensöring, 1 L	6	Flaska	1	6

Rengöringsartiklar

Dukar och trasor

3M™ Handrengöringsservetter

3M™ Paintshop Handwipes på verkstaden om du snabbt behöver torka av våt eller torr färg, smuts, tätningsmassa, lim och olja. Våra dukar är indränkta med en återfuktare för att skydda huden.

- Tar bort nästan all våt och torr färg, oljor, fästmassor och lim
- Innehåller hudkräm
- Dubbla lager grovt material skrubbar skonsamt och absorberar bra



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000083683	80347	3M™ Handrengöringsservetter, 100 servetter per hink, 80347	400	Styck	100	400

3M™ Perfect-It™ Polishing Wipe

Använd 3M™ Perfect It™ Polishing Wipe med 3M™ Perfect It™-polish för att torka bort rester från polish och andra medel från plåten. Vår poleringsduk är mjuk, smidig och absorberar bra. Den är lågluddande och gör rent utan statisk elektricitet.

- Torka utan statisk elektricitet med en lågluddande duk
- Torka av överflödigt polish och andra medel från plåten
- Rivningstålrig även i vått tillstånd



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100198422	34568	3M™ Perfect-It™ Polerduk, 300 ark pr. fp, 34568	1	Kartong	1	1

3M™ Perfect-It™ Polerduk Ultrafin

Använd vår högeffektiva 3M™ Perfect-It™ ultramjuk duk för att torka bort rester, damm, smuts och fingeravtryck, utan att lämna repor. Används på olika slags ytor, t.ex. glas, metall, krom, vinyl och läder.

- Torka bort rester, smuts, damm och fingeravtryck snabbt och enkelt
- Ej slipande, lågluddande duk
- Tål kemikalier



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000032157	50486	3M™ Perfect-It™ Polerduk Ultrafin, Blå, 32 cm x 36cm, 50486	20	Styck	1	20
7000032156	50400	3M™ Perfect-It™ Polerduk Ultrafin, Gul, 32 cm x 36cm, 50400	20	Styck	1	20

Rengöringsartiklar

3M™ Polerduk Ultrafin Rosa

Använd 3M™ ultramjuk poleringsduk för rosa polish med 3M rosa polish för att få ett resultat med dimfri och klar finish och en utmärkt hög glans.

- Används med 3M rosa polish
- Ger en fläckfri och dimfri yta
- Mikrofiberduk



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000032158	50489	3M™ Polerduk Ultrafin Rosa, Rosa, 32 cm x 36cm, 50489	20	Styck	1	20

3M™ Torkduk

3M™ Professional Panel Wipes är kraftiga högabsorberande torkdukar för alla uppgifter i bilverkstaden och lackeringsverkstaden.

- Använd starka torkdukar med utmärkt absorptionsförmåga
- Kan användas till alla slags krävande uppgifter då de är starka både vått och torrt
- Lågluddande antistatiska torkdukar



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100255705	34567	3M™ Torkduk, 300 mm x 400 mm, 400 ark pr fp, 34567	1	Kartong	1	1

3M™ Tack Cloth

Ta bort smuts, fibrer, damm och slippartiklar med 3M™ Tack Cloth. Vår klubbduk är utmärkt till rengöring direkt före lackering. Den fungerar på många olika slags material, t.ex. metall, plast, fiberglas och trä. Den förblir mjuk och torr, även vid upprepad användning.

- Ta bort smuts, fibrer, damm och slippartiklar
- Rengör flera olika slags material direkt före lackering
- Mindre limrester på händerna



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000038363	09660	3M™ Tack Cloth, 320 mm x 400 mm, 240 st/fp, 09660	240	Påse	10	240
7100200387	50401	3M™ Tack Cloth, Aqua, 320 mm x 400 mm, 180 st/fp, 50401	180	Påse	10	180

3M™ Klubbduk

3M™ Klubbduk suger upp dammet och ser till att inga dammspår blir kvar. Våra klubbdukar innehåller en mindre mängd häftämne, vilket gör att dina händer inte blir lika klabbiga.

- En mindre mängd häftämne innebär att dina händer inte blir lika klabbiga
- Lämnar inga dammspår efter sig
- Smidig övergång vid sprutning av primer eller klarlack



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100193601	PN07910	3M™ Klubbduk, 175 mm x 235 mm, 07910	60	Styck	10	60

Rengöringsartiklar

Rengöringskemikalier

3M™ Perfect-It™ Båttvätt

3M™ Perfect-It™-båttvätt är ett viktigt förstasteg i att uppnå en sant professionell gelcoatfinish. Detta höglöddrande medel verkar utan att ta bort vax. Det avlägsnar sot, alger, smuts och andra vanliga båtföroreningar för att skapa en ren, klar yta att ge ny finish. Det kan faktiskt användas till varje yta på båten, från för till akter.

- Använd det separat för allmän rengöring eller som första steg i 3M™ Perfect It™-gelcoatfinishesystemet
- Höglöddrande medel som tar bort båtföroreningar utan att påverka ytans vax
- Kan användas på praktiskt taget alla båtar, från för till akter, inklusive skrov och halkfria ytor



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100094558	09035E	3M™ Perfect-It™ Båttvätt, 946 ml, 9035E	6	Flaska	1	6

Handrengöring

3M™ Skin Care System

3M™ Skin Care System består av en serie produkter som är lämpliga för all slags smutsborttagning och hudvård på bil- och lackeringsverkstaden.

- Hudvård och handrengöring för arbete i kaross- och lackeringsverkstaden
- Tillgänglig i tuber eller som refillförpackningar för väggmonterade automater
- Speciell handrengöring för borttagning av olja och fett eller för borttagning av färg och lim



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000084687	50367	3M™ Skin Care System, Handkräm Skyddande och återfuktande, 250 ml, 50367	24	Styck	1	24
7000084677	50800	3M™ Skin Care System, Flytande tvål 1,4 L, 50800	8	Styck	1	8
7000084680	50803	3M™ Skin Care System, Handkräm skyddande och vårdande, 1,4 L, 50803	8	Styck	1	8
7000084678	50801	3M™ Skin Care System, Handrengöring Olja/Fett, 1,4 L, 50801	8	Styck	1	8
7000084679	50802	3M™ Skin Care System, Handrengöring Lack/Lim, 1,4 L, 50802	8	Styck	1	8
7000034441	50371	3M™ Skin Care System, Paint, Sealer & Adhesive Cleaner, 250 ml, 50371	24	Styck	1	24
7000084681	50804	3M™ Skin Care System, Single Hand Cleaner, 1,4 L, 50804	1	Styck	1	1



Ytbehandling

Sprutsystem för färg Din sprutbox är inte bara där du arbetar. Det är där du visar vad du kan, och vad din verkstad har att erbjuda. Som branschledare inom lackapPLICeringsutrustning fortsätter 3M att förnya och förändra sättet du applicerar lack och andra beläggningar.

3M™ Performance Sprutpistol

Banbrytande, utbytbar och effektiv munstyckesteknologi för flytande material ökar produktivitet och ger en förstklassig ytfinish.

Som alla lackerare vet: så snart lacken har blandats är den förbrukad. Antingen använder du den eller slänger den, vilket påverkar din vinst. Vad om vi säger att det är möjligt att blanda mindre mängd lack med samma eller bättre täckförmåga?

Med 3M™ Performance Sprutpistol kan det bli verklighet. Dess överlägsna överföringseffektivitet, med upp till 26 % mindre materialspill* jämfört med ledande metallsprutpistoler**, allt i din egen hand. Dra inte ner på effektiviteten – börja spreja på ett smart sätt.

* Med HVLP sprutmunstycken

** Maximal överföringseffektivitet varierar beroende på sprutpistol och inställningar.



Varför jobba hårdare när du bara kan jobba smartare?

Suverän överföringseffektivitet

För att bevisa överlägsen överföringseffektivitet hos 3M™ Performance Sprutpistol skickade vi den till Fraunhofer Institute for Manufacturing and Automation IPA, Stuttgart, Tyskland. De testade överföringseffektivitet enligt testmetoden DIN EN ISO 13 966-1. Överföringseffektivitet motsvarar den mängd material (färg) som effektivt används för jobbet. En högre överföringseffektivitet innebär att mindre material slösas bort, vilket i sin tur kan spara pengar. Och det kan innebära en renare sprutbox tack vare mindre översprutning, vilket också minskar risken för potentiell korskontaminering.


Fraunhofer testade 3M™ Performance Sprutpistol mot en rad branschledande premiumsprutpistoler. Resultaten visade en hög överföringseffektivitet på 78 % under sprejning av fordonsbaserad primer, vilket överstiger de andra ledande metallsprutpistoler som testats.

EN 13966-1-standarden definierar en reproducerbar laboratorieprocedur för överföringseffektivitetsmätningar. Den används av tillverkare för att möjliggöra en tillförlitlig jämförelse av sprututrustning.

+ 3M™ Performance Sprutpistol faller inom HVLP-kraven upp till ett inloppstryck på 1,38 bar (gravitationsmatad).

Överföringseffektivitet hos sprutpistol*

Tester utförda med PPG ENVIROBASE® High Performance Waterborne Basecoat med 1,3 mm munstycke med fyra av de ledande metallsprutpistolerna.



* Inställningar för inloppstryck i linje med HVLP+-kraven från varje tillverkare.
Överföringseffektivitet mätt enligt oberoende tester från Fraunhofer Institute, Tyskland.

Utbytbara sprutmunstycken – nu tillgängliga som HVLP- och Fine Finish- munstycken

Hemligheten ligger i vår avancerade teknik med utbytbara munstycken. Med en rad fina ytfinishar och HVLP-storlekar är varje sprutmunstycke optimerat för konsekvent finfördelning och överlägsen överföringseffektivitet – över ett komplett utbud av högpresterande beläggningar.

Spraya solida färger, metallic, pärlmor, klarlack, tätningar, primers och mer med samma höga prestanda som du förväntar dig av din bästa sprutpistol.

Och varje gång du byter ut det utbytbara munstycket mot ett nytt känns din sprutpistol som ny.



HVLP-munstycke ●
Fine Finish-munstycke ▲

3M™ Performance Gravity HVLP
och Fine Finish Atomising Head-storlekar

	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2	0.9
Beläggningar för fordon	●	●	●	● ▲	● ▲	● ▲	●
Högviskösa material	●	●					
Sprutspackel	●	●					
Högbyggande Primer		●	●	● ▲			
Slipgrund		●	●	● ▲			
Vått i vått grundfärg				● ▲	● ▲		
Rostskydd / Vidhäftningsprimer				● ▲	● ▲		
2k toplack				● ▲			
Enstegs toplack				● ▲			
Baslack				● ▲	● ▲		
Klarlack				● ▲	● ▲	● ▲	
Vattenbaserad grundfärg					● ▲	● ▲	
UV Primers					● ▲	● ▲	●
Mellanlack / Effektlacker					● ▲	● ▲	●
Smart / Spot reparation							●



TIPS:

- ✓ Förvara 3M™ Performance Sprutpistol med ett rent munstycke
- ✓ Byt munstycken regelbundet för att bibehålla prestandan som ny
- ✓ Byt en storlek upp eller ner om materialflödet är för lågt eller högt
- ✓ Kassera produkten i enlighet med dina lokala bestämmelser

PERSONLIGT SKYDD

• Återanvändbara andningskydd med fullt ansiktsskydd



• Återanvändbara overaller



• Nitrilhandskar



Krav för bästa resultat och högsta kvalitet



- Använd Dirt Trap Protection Film för att hålla miljön ren i sprutboxen.
- Använd 3M Aircare ACU-03 för att få ren tryckluft.
- Använd 3M Skyddsoveraller för att skydda operatören och få ett renare jobb.



Val av nyans eller färgmatchning



- Använd 3M™ Perfect It™ Fast Cut Plus Extreme för att ta bort färg och ytexponering för rätt färgmatchning.
 - Om du använder den senaste spektrometertekniken rekommenderas att du gör ett ytterligare poleringssteg efter 3M™ Perfect It™ Fast Cut Plus Extreme med 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE (blå kork).
- Tips: Om du skapar ett personligt färgbibliotek blir livet mycket enklare eftersom du kan använda dina egna färgprover.



1 Blandning av baslack




- De fyra storlekarna på 3M™ PPS™-serien 2.0 passar de vanligaste reparationerna i verkstaden.
 - Genom att använda 3M™ PPS™-serien 2.0 behövs ingen extra blandningskopp.
 - Eftersom filtret är direkt integrerat i locket på 3M™ PPS™-serien 2.0 behövs inget ytterligare filtreringssteg.
- Obs! Att välja rätt storlek för ditt behov kommer att minska risken att blanda för mycket färg.



2 Inställning av 3M™ Performance Spray Gun




- Håll in avtryckaren
- Se till att låsringen är i "+"-konfigurationen"
- Skjut sprutmunstycket över nålen och tryck den mot sprutpistolens kropp
- Fäst sprutmunstycket genom att vrida låsringen medurs tills hållarflikarna är låsta i "X-konfiguration"
- HVLP max tryck 1,38 bar (20 psi)
Fine Finish driftstryck 2,0 bar (29 psi)
- Arbetsstrycket skall vara mellan 0,5 bar (7 psi) - 2,6 bar (37 psi) max



3 Applicering av baslack



- Rengör ytan med produkt som färgtillverkaren rekommenderar, eller annan rekommenderad produkt. Följ alltid tillverkarens instruktioner.
- Rengör ytan före applicering av baslack med en klubbduk.
- Följ alltid rekommendationerna från färgtillverkaren gällande applikationen av grundfärg.
- När du är klar med sprutmålningen kopplar du ifrån luften, vänder på pistolen och trycker in avtryckaren för att återföra kvarvarande färg till behållaren. Knacka försiktigt på lock och innerkopp 3M™ PPS™-serien 2.0 mot en yta för att bryta vätskans ytpänning och få den att rinna tillbaka till innerkoppen.



4 Blandning av klarlack



- De fyra storlekarna på 3M™ PPS™-serien 2.0 passar de vanligaste reparationerna i verkstaden.
- Obs! Moderna klarlacker kräver löpande blandning, för att brukstiden har minskat! Att välja rätt storlek för ditt behov minskar risken att överapplicera klarlack på grund av användningsmaterialet vilket startar reaktionstiden!



5 Applicering av klarlack




- Följ alltid rekommendationerna från färgtillverkaren gällande applikationen av klarlack.
 - 3M™ PPS™-serien 2.0 minskar rengöringsarbetet kraftigt och sänker avsevärt din förbrukning av lösningsmedel.
- Tips: Konsultera färgens eller lösningsmedlets säkerhetsdatablad samt lokala föreskrifter eller myndigheter för säker användning och korrekt kassering.



6 Rengöring av 3M™ Performance Spray Gun



- Håll in avtryckaren
- Roter låsringen motsols och skjut munstycket bort från pistolkroppen
- Rengör nålen med lösningsmedel på en trasa
- Sätt på ett nytt munstycke och du är klar
- 3M™ Performance Spray Gun & PPS minskar tiden för rengöring avsevärt och sänker förbrukningen av lösningsmedel betydligt



7 Forcerad torkning



- Observera rekommendationer från färgtillverkaren beträffande: objektstemperatur och härdningstid.
- Obs! En jämn torkning är en bra förutsättning för slutarbetet av ytan. Forcerad torkning skyndar på processen och samtidigt torkar färgen jämnare. En klarlack som härdat jämnt och fint är lättare att färdigställa för en bra ytfinish.

PERSONLIGT SKYDD

• Återanvändbara andningskydd



• Comfort skyddsglasögon



• Återanvändbar overall



• Nitrilhandskar



Förberett fordon



- Grovmaskerat fordon.
- Förberedelse av ytan inför applicering av primer.



3M™ Smooth Transition Tape



3M™ Soft Edge Foam Masking Tape PLUS

Göra ren ytan



- Rengör ytan med produkt som färgtillverkaren rekommenderar, eller annan rekommenderad produkt. Följ alltid tillverkarens bruksanvisningar.
- Rengör ytan före primersprutningen med en klubbduk.



3M™ Tack Cloth



3M™ professionella torkdukar

1 Blandning av primer



- Det finns olika storlekar på 3M™ PPS™-serien 2.0 så du blandar den mängd primer som önskas.
- Genom att använda 3M™ PPS™-serien 2.0 behövs ingen extra blandningskopp. Du behöver inte fylla på mer primer i primerpistolen.
- Eftersom filtret är direkt integrerat i locket på 3M™ PPS™-serien 2.0 behövs inget ytterligare filtreringssteg.

Tips: Använd alltid den nyans på primern som färgtillverkaren rekommenderar! Med 3M™ PPS™-serien 2.0 kan du snabbt byta mellan olika nyanser på primern.



3M™ spraykoppsystem för PPS™-serien 2.0 Stor 850 ml, Standard 650 ml, Midi 400 ml, Mini 200 ml



3M™ PPS™-serien 2.0 UV Kit



3M™ PPS™ Dispenser för lock och innerkopp

2 Inställning av 3M™ Performance Spray Gun



- Håll in avtryckaren
- Se till att låsringen är i "+"-konfigurationen"
- Skjut sprutmunstycket över nålen och tryck den mot sprutpistolens kropp
- Fäst sprutmunstycket genom att vrida låsringen medurs tills hållarfliarna är låsta i "X"-konfiguration"
- HVLP max tryck 1, 38 bar (20 psi)
Fine Finish driftstryck 2,0 bar (29psi)
- Arbetstrycket skall vara mellan 0,5 bar (7 psi) - 2,6 bar (37 psi) max



3M™ Performance Spray Gun



3M™ Performance Gravity HVLP Sprutmunstycken 0,9, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0



3M™ Performance Gravity Fine Finish Sprutmunstycken 1,2, 1,3, 1,4

3 Primerapplicering 1. Lager



- Med 3M™ PPS™-serien 2.0 kan du spruta primer från olika vinklar utan att det droppar.
- Därmed går det lätt att täcka kanter och skärmkanter.
- Följ alltid rekommendationerna från färgtillverkaren gällande tjockleken på primerlagret.
- Modern primerteknik har reducerat öppentiden. Använd nyligen blandad primer vid varje applicering för att undvika skuggeffekter efteråt (ringformad defekt syns när lösningsmedlet har avdunstat helt) och minskar därför avsevärt efterföljande slipningsarbete.



3M™ PPS™-serien 2.0 Midi, 400 ml



3M™ PPS™-serien 2.0 Mini, 200 ml



3M™ PPS™ dispenser för lock och innerkopp

4 Primerapplicering 2. Lager



- En ren pistol garanterar finare beläggning.
- En finare beläggning gör att primern blir slät.
- Detta säkerställer en slätare primer. En slät primer sparar tid och arbete vid slipningen av primern.
- 3M™ Accuspray™ och 3M™ PPS™-serien 2.0 vid applicering av primer – en fördel inför nästa steg i processen.
- Alltid fint sprutmönster med 3M™ Accuspray™.


Obs! Däligt underhåll på primerpistolen = grovt sprutmönster.



3M™ spraykoppsystem för PPS™-serien 2.0 Stor 850 ml, Standard 650 ml, Midi 400 ml, Mini 200 ml



3M™ PPS™-serien 2.0 UV Kit



3M™ PPS™ Dispenser för lock och innerkopp

5 Rengöring av 3M™ Performance Spray Gun



- Håll in avtryckaren
- Roter låsringen motsols och skjut munstycket bort från pistolkroppen
- Rengör nålen med lösningsmedel på en trasa
- Sätt på ett nytt munstycke och du är klar
- 3M™ Performance Spray Gun & PPS minskar tiden för rengöring avsevärt och sänker förbrukningen av lösningsmedel betydligt



3M™ Professional Panel Wipes PN 34567

Forcerad torkning



- Följ alltid färgtillverkarens rekommendationer gällande följande:
- Objektstemperatur,
- Torktid,
- Avstånd mellan värmare och objekt.
- Torkningens kvalitet påverkar primerns slipningsegenskaper. Forcerad torkning skyndar på reparationsprocessen och samtidigt torkar primern jämnare. En primer som hårdat jämnt och helt är mycket lättare att slipa.

Sprutsystem

Focus

3M™ Performance Sprutpistol

3M™ Performance Sprutpistol har låg vikt, lätt att använda och tagits fram för den moderna lackeraren. Den kan användas till många olika lacker från antingen en tryckmatad källa eller ansluten gravitationskopp. Det stöttåliga komposithöljet gör den till en av de lättaste sprutpistolerna på marknaden, samtidigt som den är tillräckligt tålig för krävande industri- och fordonsförhållanden.

- 3M™ Performance Sprutpistol kan användas med HVLP tryck- och gravitationsmatade munstycken samt 3M™ Performance Fine Finish Spraymunstycken.
- Låg vikt och stöttåligt hölje tillverkat av avancerat kompositmaterial
- Ändras snabbt mellan tryckmatade system och gravitationsmatade 3M™ PPS™ Series 2.0 Spray Cup System



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100228462	26832	3M™ Performance Sprutpistol, 26832	4	Kit	1	4

Focus

3M™ Performance Gravity HVLP Sprutmunstycke Refillkit

3M™ Performance Gravity HVLP Sprutmunstycken har utformats för att ge förstklassig sprutprestanda för färger, klarlack och ytbeläggningar. Utbytbara munstycken är framtagna exklusivt för användning vid gravitationsmatning med 3M™ Performance Sprutpistolsystem och 3M™ PPS™ Series 2.0 Spray Cup System. Vid byte av munstycke blir sprutpistolen som ny.



- Utbytbara munstycken finns från 0.9, till 2.0 för arbete med många olika industri- och fordonslacker
- Varje nytt sprutmunestycke får din sprutpistol att kännas som ny
- Använd endast med 3M™ Performance Sprutpistol och 3M™ PPS™ Series 2.0 Spray Cup System

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100206004	26712	3M™ Performance Gravity HVLP Sprutmunstycke Refillkit, Blå, 1,2, 26712	5	Pack	1	5
7100206008	26713	3M™ Performance Gravity HVLP Sprutmunstycke Refillkit, Grönt, 1,3, 26713	5	Pack	1	5
7100205984	26716	3M™ Performance Gravity HVLP Sprutmunstycke Refillkit, Lila, 1,6, 26716	5	Pack	1	5
7100205981	26714	3M™ Performance Gravity HVLP Sprutmunstycke Refillkit, Orange, 1,4, 26714	5	Pack	1	5
7100205982	26720	3M™ Performance Gravity HVLP Sprutmunstycke Refillkit, Röd, 2,0, 26720	5	Pack	1	5
7100271255	26709	3M™ Performance Gravity HVLP Sprutmunstycke Refillkit, Vit, 0,9, 26709	5	Pack	1	5
7100206003	26718	3M™ Performance Gravity HVLP Sprutmunstycke Refillkit, transparent, 1,8, 26718	5	Pack	1	5

Ytbehandling

Focus

3M™ Performance Gravity Fine Finish Sprutmunstycke Påfyllnadskit

Sprutlackera med dagens mest utmanande lacker och klarlacker med 3M™ Performance Gravity Finish Sprutmunstycken. Bygga för att fungera med 3M™ Performance Sprutpistol, de ger finare finfördelning och en högre flödes hastighet än vanlig HVLP-sprututrustning - vilket hjälper dig att arbeta snabbare, perfektera din färgmatchning och lägga ner beläggningar som glas. Tillgängliga i tre storlekar: 1.2, 1.3 och 1.4.



- **PREMIUM-FINISH:** Hög flödes hastighet, fin finfördelning och mönsterkonsistens möts för att ge dig en jämn och kontrollerbar finish.
- **ENHETLIG FINFÖRDELNING:** Optimerad för att hjälpa dig att effektivt matcha de mest utmanande lackeringarna och strukturerna.
- **SNABBARE APPLICERING:** Upplev enkel applicering och lackera snabbare än med HVLP-sprututrustning.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100272189	26912	3M™ Performance Gravity Fine Finish Sprutmunstycke Påfyllnadskit, Blå, 1,2, 26912	5	Pack	1	5
7100272188	26913	3M™ Performance Gravity Fine Finish Sprutmunstycke Påfyllnadskit, Grönt, 1,3, 26913	5	Pack	1	5
7100272187	26914	3M™ Performance Gravity Fine Finish Sprutmunstycke Påfyllnadskit, Orange, 1,4, 26914	5	Pack	1	5

Focus

3M™ Performance Pressure HVLP Sprutmunstycke Refillkit

3M™ Performance Pressure HVLP Sprutmunstycken är utformade för att ge utmärkt sprutbild för primers, grundfärger, ytbeläggningar, klarlacker och lim. Utbytbara munstycken framtagna exklusivt för tryckmatningsanvändning med 3M™ Performance Sprutpistol. Nytt munstycke vid varje byte ger utmärkt sprutbild.



- Utbytbara munstycken i storlekarna 0.9, 1.1, 1.4, 1.8 och 2.0 för arbete med många olika industri- och fordonslacker
- Munstyckena fästs enkelt på sprutpistol och slang utan att ytterligare verktyg behöver användas
- Varje nytt sprutmunstycke får din sprutpistol att kännas som ny

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100206005	26818	3M™ Performance Pressure HVLP Sprutmunstycke Refillkit, 1,8, 26818	5	Pack	1	5
7100206007	26811	3M™ Performance Pressure HVLP Sprutmunstycke Refillkit, Gul, 1,1, 26811	5	Pack	1	5
7100206006	26814	3M™ Performance Pressure HVLP Sprutmunstycke Refillkit, Orange, 1,4, 26814	5	Pack	1	5
7100271256	26820	3M™ Performance Pressure HVLP Sprutmunstycke Refillkit, Röd, 2, 26820	5	Pack	1	5
7100271059	26809	3M™ Performance Pressure HVLP Sprutmunstycke Refillkit, Vit, 0,9, 26809	5	Pack	1	5

Ytbehandling

Focus

3M™ Performance Sprutpistol Kulventil

3M™ Performance Sprutpistol Kulventil är ett tillbehör för 3M™ Performance Sprutpistolsystem som har konfigurerats som en tryckmatningsspruta. Ventilen ger sprutpistolsanvändaren möjlighet att stoppa färgflödet från tryckkällan (koppen eller pumpen) vid sprutpistolens ände av tilloppsslangen. Rekommenderas när lackerare inte har enkel tillgång till tryckkällan. Lätt och enkel att använda.

- Kulventil gör det möjligt för lackeraren att stoppa färgflödet till sprutpistolen
- Fästs mellan tryckslang och tilloppsslang i en tryckmatad konfiguration
- Tätningarna är kompatibla med både lösningsmedelsbaserade och vattenbaserade lacker



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100228103	26839	3M™ Performance Sprutpistol Kulventil, 26839	4	Styck	1	4

Focus

3M™ Performance Tryckslang för sprutpistol

3M™ Performance Tryckslang för sprutpistol ansluts till 3M™ Performance Sprutpistol för tryckmatad användning. Ger en snabb anslutning mellan sprutmunstycket och den trycksatta färgtilloppsslangen. Fästs säkert på sprutpistolen för bättre balans och slangkontroll. Kan användas med kulventil för att styra färgflödet från tryckkälla.

- Hjälper till att snabbt konvertera Performance Sprutpistol mellan gravitations- och tryckmatade system
- Fästs säkert på sprutpistolen för bättre balans och slangkontroll
- Snabb anslutning till 3M™ Performance Pressure HVLP Sprutmunstycken för enkel montering eller byte



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100228105	26833	3M™ Performance Tryckslang för sprutpistol, 26833	4	Styck	1	4

Focus

3M™ Performance Sprutpistol Rebuildkit

3M™ Performance Sprutpistol Rebuildkit innehåller de reservdelar som behövs för att bygga om 3M™ Performance Sprutpistol. Innehåller yttre reservdelar samt alla nödvändiga inre tätningar, fjädrar, skruvar och delar. Bruksanvisningen innehåller specifik information om hur man bygger om.

- Omfattar allt som behövs för att bygga om, inklusive alla fästelement
- Uppdatera avtryckaren, nålen, luft och färgjusteringen med nya fjädrar och tätningar
- Använd endast med 3M™ Performance Sprutpistol



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100228530	26840	3M™ Performance Sprutpistol Rebuildkit, 26840	4	Kit	1	4

Ytbehandling

Focus

3M™ Performance Sprutpistol tryckslangsstift

3M™ Performance Sprutpistol tryckslangsstift är ett utbytbart fäststift för 3M™ Performance Sprutpistol Tryckslang. Gaffelstiften används för att fästa tryckslangen på höljet till 3M™ Performance Sprutpistol. Kopplingen ger lackeraren ytterligare kontroll och hjälper till att förhindra att sprutmunstycket vrider sig och förhindrar oönskad belastning.

- Stiftet fäster tryckslangen ordentligt till 3M™ Performance Sprutpistol
- Paketet innehåller 4 gaffelstift i stål med kulspärr
- Smidig stålkonstruktion förs in i och ut ur tryckslangens fäste



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100228107	26834	3M™ Performance Sprutpistol tryckslangsstift, 26834	5	Pack	1	5

Focus

3M™ Performance Sprutpistol H/O-konverteringspaket

Få mer kontroll över appliceringen av tunga eller strukturerade beläggningar med vårt 3M™ Performance Sprutpistol H/O-konverteringspaket för 3M™ Performance Sprutpistol. När den här uppgraderingen används tillsammans med 3M™ PPS™-serien 2.0 typ H/O Ytterbehållare kan användaren spraya tjocka beläggningar med hög viskositet och få bättre kontroll över struktur, storlek på sprutbilden och appliceringstakt jämfört med sprayburkar och pistoler för applicering av underredsskydd.

- Uppgraderar 3M™ Performance Sprutpistol för att spruta kraftiga, tjocka beläggningar med hjälp av 3M™ PPS™-serien 2.0 typ H/O Ytterbehållare.
- Ger utmärkt appliceringskontroll vid kraftiga eller strukturerade beläggningar.
- Det lättinstallerade kittet medför en port för anslutning av tryckkoppens tryckluftsledning till pistolkroppen.



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100244430	26837	3M™ Performance Sprutpistol H/O-konverteringspaket, 26837	4	Styck	1	4

Focus

3M™ Performance Låsring för sprutpistol

Den unika 3M™ Performance Låsringen för sprutpistol säkerställer en stabil anslutning mellan 3M™ Performance Sprutpistol och 3M™ Performance Sprutmunstycken. Låsringen är enkel att använda, vilket möjliggör snabba byten av munstycken när du växlar mellan lacker och beläggningar eller använder det vid rengöring i slutet av ett jobb. De lättgreppade vingarna gör det lättare att vrida på låsringen.

- 3M™ Performance Sprutmunstycken fästs säkert på 3M™ Performance Sprutpistol
- Enkla greppvingar för koppling och frikoppling av sprutmunstycken
- Tillverkad av slitstarkt polymermaterial



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100228101	26835	3M™ Performance Låsring för sprutpistol, 26835	5	Pack	1	5

Ytbehandling

Focus

3M™ Performance Sprutpistol Färgnål

3M™ Performance Sprutpistol Färgnål är utformad speciellt för 3M™ Performance Sprutpistol. Använd denna ersättningsnål när den befintliga sprutpistolnålen är skadad, böjd, läcker eller då du utför rutinmässigt förebyggande underhåll.



- Speciellt utformad reservdel för 3M™ Performance Sprutpistol
- Slitstark konstruktion i rostfritt stål som motstår slitage, böjning och skador
- Konstruerad för att ge en läckagesäker tätning när den används med 3M™ Performance Sprutpistol sprutmunstycken

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100220927	26838	3M™ Performance Sprutpistol Färgnål, 26838	1	Styck	1	1

Focus

3M™ Performance Sprutpistol O-ringskit

O-ring satsen för 3M™ Performance Sprutpistol innehåller ett urval av extra O-ringar till 3M™ Performance Sprutpistol.



- Inklusive extra O-ringar
- Urval av ringstorlekar
- Används för rutinunderhåll av 3M™ Performance Sprutpistol.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100261169	26841	3M™ Performance Sprutpistol O-ringskit, 26841	4	Kit	1	4

3M™ Accuspray™ HGP Sprutpistol

En gravitationsmatad HVLP sprutpistol som ska användas med H/O-kopp (High Output) tryckkopp för enkel applicering av färg med hög viskositet. Satsen innehåller 1 st HGP-sprutpistol och 4 st tmunstycken – 2 st på 1,8 mm och 2 st på 2,0 mm.



- Ger motsvarigheten till en helt ny sprutpistol till en bråkdel av priset
- Satsen innehåller 1 sprutpistol och 4 sprutmunstycken
- Används med 3M™ PPS™ Type H/O Mini Pressure Cup, art.nr 16121

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100137847	16587	3M™ Accuspray™ HGP Sprutpistol, 16587	1	Kit	1	1

Ytbehandling

3M™ Accuspray™ HG14 Sprutpistol

3M™ Accuspray™ Spray Gun System för arbetsmoment som kräver att du använder ett sprutmunstycke på 1,4 mm. 3M™ Accuspray™-sprutpistolen fungerar som en högkvalitativ sprutpistol, utan det höga priset. Den kan också användas med munstycken på 1,8 mm eller 2,0 mm beroende på det aktuella arbetsmomentet.

- Ger motsvarigheten till en helt ny sprutpistol när du behöver det, till en bråkdel av priset
- Högre produktivitet och mindre materialförbrukning
- Kombinera fördelarna med 3M™ PPS™-systemet



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100021016	16577	3M™ Accuspray™ HG14 Sprutpistol, 16577	1	Kit	1	1

3M™ Accuspray™ Munstycke för PPS™ Series 2.0

3M™ Accuspray™ Atomizing Head för PPS™-serien 2.0 är ett godkänt 3M-munstycke som kan användas med valfri 3M™ Accuspray™-sprutpistol. Den här produkten kan bara användas med 3M™ PPS™ Series 2.0-produkter.

- Kan endast användas med 3M™ PPS™ Series 2.0-produkter
- Använd till valfritt moment, som t.ex. Non Sanding, rostskydd, slipgrund, baslack, klarlack, lim och vissa andra ytbeläggningar
- Använd den med 3M™ Accuspray™ Replaceable Nozzle Series Spray Gun



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100141417	26614	3M™ Accuspray™ Munstycke för PPS™ Series 2.0, Orange, 1,4 mm, 26614	6	Pack	1	6
7100141414	26620	3M™ Accuspray™ Munstycke för PPS™ Series 2.0, Röd, 2,0 mm, 26620	6	Pack	1	6
7100141416	26618	3M™ Accuspray™ Munstycke för PPS™ Series 2.0, Transparent, 1,8 mm, 26618	6	Pack	1	6

3M™ Accuspray™ Munstycke

Accuspray™ Atomizing Head från 3M™ är endast avsett för användning med Accuspray™-sprutpistoler från 3M™. Det här urvalet av utbytbara munstycken ger otroligt snabb, effektiv applicering av material med låg, medelhög och hög viskositet från samma pistol. Teknikern byter bara ut munstycket för att få egenskaper som en ny pistol när man behöver det. De genomskinliga munstyckena är lätta att rengöra och återanvända. Ej kompatibel med 3M™ PPS™ Series 2.0-produkter.

- Urval av utbytbara munstycken för applicering av färger med mycket låg till hög viskositet
- Snabbt, enkelt byte av munstycke – för att få egenskaper som en helt ny pistol
- Genomskinlig design gör det lätt att se när munstyckena är rena



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100017731	16612	3M™ Accuspray™ Munstycke, Orange, 1,4 mm, 16612	6	Kit	1	6
7000045543	16609	3M™ Accuspray™ Munstycke, Röd, 2,0 mm, 16609	6	Kit	1	6
7000000500	16611	3M™ Accuspray™ Munstycke, Transparent, 1,8 mm, 16611	6	Kit	4	24

Ytbehandling

3M™ Lock till Blandningskoppar

Genomskinliga plastlock som passar 3M-blandningskoppar av motsvarande storlek.

- Genomskinligt material
- Runda
- Flera olika storlekar för att passa blandningskopparna



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000033083	50406	3M™ Lock till Blandningskoppar, 365 ml, 50406	180	Styck	1	180
7000033084	50407	3M™ Lock till Blandningskoppar, 870 ml, 50407	180	Styck	1	180
7000033085	50408	3M™ Lock till Blandningskoppar, 1550 ml, 50408	180	Styck	1	180
7000033086	50409	3M™ Lock till Blandningskoppar, 2300 ml, 50409	180	Styck	1	180

3M™ Blandningskoppar

3M™ Mixing Cup är till för att blanda och förvara färg, primer och klarlack.

- Bra till att blanda och förvara primer, färg eller klarlack
- Tryckt gradskala på kopparna
- Genomskinligt material



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000032397	50402	3M™ Blandningskoppar, 365 ml, 50402	90	Styck	1	90
7000033080	50403	3M™ Blandningskoppar, 870 ml, 50403	90	Styck	1	90
7000033081	50404	3M™ Blandningskoppar, 1550 ml, 50404	90	Styck	1	90
7000033082	50405	3M™ Blandningskoppar, 2300 ml, 50405	90	Styck	1	90

3M™ Luftregulator

3M™ Air Regulator är en universell regulator som rekommenderas att användas med tryckluftspistoler.

- Kraftig konstruktion
- Idealisk för att kontrollera lufttrycket vid applicering av skarvtätning
- Rekommenderas till universell pistol för skarvtätning 08993



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000041356	08804	3M™ Luftregulator, 08804	6	Styck	1	6

Ytbehandling

3M™ Tryckluftsdriven Sprutpistol för underreds- & stenkottsskydd

3M™-tryckluftsdriven sprutpistol är en appliceringspistol för att lägga på stenskotts- och underredsskydd.

- Används till underreds- och stenskottsskydd
- Smidig applicering
- Använd till förpackningar på 1 liter eller 1 kg



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000041350	08996	3M™ Tryckluftsdriven Sprutpistol för underreds- & stenkottsskydd, 08996	1	Styck	1	1

3M™ Tryckluftsdriven Sprutpistol för hålrumsspray

Kom åt svårtillgängliga områden med en 3M™ tryckluftsdriven sprutpistol. Vår kraftiga sprutpistol av metall är avsedd för att spruta rostskyddsvax djupt inne i hålrum.

- Spraya skyddande vaxöverdrag i svårtillgängliga områden
- Idealiskt verktyg för att spruta rostskyddsvax djupt in i hålrum
- Kraftig metallkonstruktion



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000070302	08997	3M™ Tryckluftsdriven Sprutpistol för hålrumsspray, 08997	1	Styck	1	1

System för färgapplicering

Focus

3M™ PPS™ Series 2.0 Satsa

3M™ PPS™ Series 2.0 Kits är nästa generations högpresterande system för engångskoppar avsedda för att blanda/mäta, filtrera och lackera i alla riktningar (360-gradig sprayrotation). Varje kit med lock och innerkopp innehåller 50 lock med integrerad låsring och filter med full diameter, 50 innerkoppar, en återanvändbar yttre kopp och 32 korkar.



- 3M:s renaste system för engångskoppar: 3M™ PPS™-serien 2.0 är en komplett lösning för engångskoppar för att mäta, blanda, filtrera och spruta färg
- En koppstorlek för varje reparation: finns i fyra storlekar: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) och Large (850 ml)
- Inbyggda låsringar på locken hjälper till att minska ansamling av och möjlig kontaminering från färg

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100298483	26740	3M™ PPS™ Series 2.0 Satsa, Large, Innerkopp med lock, 850 ml, 125 µm, 26740	1	Kit	1	1
7100298481	26024	3M™ PPS™ Series 2.0 Satsa, Large, Innerkopp med lock, 850 ml, 200 µm, 26024	1	Kit	1	1
7100298050	26312	3M™ PPS™ Series 2.0 Satsa, Midi, Innerkopp med lock, 400 ml, 125 µm, 26312	1	Kit	1	1
7100298482	26112	3M™ PPS™ Series 2.0 Satsa, Midi, Innerkopp med lock, 400 ml, 200 µm, 26112	1	Kit	1	1
7100300758	26752	3M™ PPS™ Series 2.0 Satsa, Mini, Innerbehållare med lock, 200 ml, 125 µm, 26752	1	Kit	1	1
7100298783	26114	3M™ PPS™ Series 2.0 Satsa, Mini, Innerbehållare med lock, 200 ml, 200 µm, 26114	1	Kit	1	1
7100298480	26030	3M™ PPS™ Series 2.0 Satsa, Standard, Innerkopp med lock, 650 ml, 80 µm, 26030	1	Kit	1	1
7100298479	26026	3M™ PPS™ Series 2.0 Satsa, Standard, Innerkopp med lock, 650 ml, 125 µm, 26026	1	Kit	1	1
7100298662	26000	3M™ PPS™ Series 2.0 Satsa, Standard, Innerkopp med lock, 650 ml, 200 µm, 26000	1	Kit	1	1

Ytbehandling

Focus

3M™ PPS™ Series 2.0 Koppar

Hårda blandningskoppar för 3M™ PPS™-serien 2.0 som stöder och håller 3M™ PPS™ Series 2.0-flexibla innerbehållare.



- En koppstorlek för varje reparation: 3M™ PPS™-serien 2.0 Spray Cup System finns i fyra storlekar: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) och Large (850 ml)
- Hårda blandningskoppar som kan användas flera gånger är försedda med fönster som gör påfyllningen enkel genom att man drar i innerbehållaren när locket tas bort
- Med hjälp av fönstret kan du även se hur mycket färg som finns kvar när du sprutmålar. Det är praktiskt när du ska blanda lika delar av olika färger, metallic och pärlor.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100134388	26023	3M™ PPS™ Series 2.0 Koppar, Large, 850 ml, 26023	4	Kartong	1	4
7100134611	26122	3M™ PPS™ Series 2.0 Koppar, Midi, 400 ml, 26122	4	Kartong	1	4
7100134394	26115	3M™ PPS™ Series 2.0 Koppar, Mini, 200 ml, 26115	4	Kartong	1	4
7100134300	26001	3M™ PPS™ Series 2.0 Koppar, Standard, 650 ml, 26001	4	Kartong	1	4

Focus

3M™ PPS™ Series 2.0 Lock

Dessa ersättningslock passar alla innerbehållare och koppar för 3M™ PPS™-serien 2.0. Förpackningen innehåller 50 lock med 200 eller 125 integrerade filter.



- Inbyggda låsringar på locken hjälper till att minska ansamling av och möjlig kontaminering från färg
- Förbättrat vätskeflöde och högre kvalitet: En välvd design på standardlock och stora lock gör att det ryms upp till 90 ml färg under filtret och gör att du kan sprutmåla filtrerad färg vid behov, vilket minskar inkonsekvent applicering på grund av luftbubblor.
- Ett vidare vätskeutlopp och ett full diameter-filter som ger högklassig filtrering.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100134612	26205	3M™ PPS™ Series 2.0 Lock, Midi/Mini, 125 µm, 26205	1	Kit	1	1
7100134285	26204	3M™ PPS™ Series 2.0 Lock, Midi/Mini, 200 µm, 26204	1	Kit	1	1
7100134286	26199	3M™ PPS™ Series 2.0 Lock, Standard/Large, 125 µm, 26199	1	Kit	1	1
7100134284	26200	3M™ PPS™ Series 2.0 Lock, Standard/Large, 200 µm, 26200	1	Kit	1	1



Konstruerad för topprestanda.

3M™ PPS™ Series 2.0 är vårt mest avancerade Spray Cup System.
Det är fullspäckad med funktioner som hjälper dig att förbättra dina lackeringsjobb.

Kupolformat lock med filter i full diameter
Mer lack under filtret ger bättre flöde, samtidigt som spottandet minskar från början till slut.

Ny behållare i varje kit med lock och skyddsremsa
Börja med en ren kopp oftare, vilket minskar lackansamlingar. Markeringar på koppen och fyllnadsmarkering gör att du slipper traditionella blandningskoppar.

Kork medföljer

Gör att du kan hålla materialet tätt och skyddat upp och ned med bättre stabilitet när det inte används. Du använder färre lock genom att hålla filtren våta.



1 Vid utloppsadapter med fyrpunktsanslutning
Maximal stabilitet vid sprutning. Enklare att hålla rent.

2 Kvartsvarvslåsning
Medföljer varje lock. Håller sig renare. Går snabbare att låsa. Färre delar att hålla koll på.

5 Åtkomstfönster
Gör att målaren kan hålla i innerkoppen, så att det blir lättare att ta av locket vid påfyllning. Det blir även lättare att kontrollera färgnivån.



3M™ PPS™ Series 2.0 Spray Cup System


Välj den kopp som passar jobbet.

Fyra storlekar. Två filteralternativ. H/O-tryckkoppar för högviskösa material. Och ogenomskinliga kit för UV-beläggningar. Du kan ha ett oöverträffat urval till hands. Och med 3M™ PPS™ Series 2.0-adaptrar är de kompatibla med nästan alla sprutpistoler på marknaden.




Punkt- eller 1-panels- reparationer

Minikoppar –
Passar områden som
kräver 200 ml eller
mindre.




2-panels- reparationer

Minikoppar –
Passar områden som
kräver 400 ml eller
mindre material,
t.ex. stötfångare.




3-panels- reparationer

Standardkoppar –
Passar områden som
kräver 650 ml eller
mindre.



4-panels- reparationer

Stora koppar –
Passar områden som
kräver 850 ml eller
mindre, inklusive
stora omgångar
klarlack.



Focus

3M™ PPS™ Series 2.0 Adapter

Med 3M™-adaptorn för PPS™-serien 2.0 konverteras sprutpistoler så de blir kompatibla med 3M™ Paint Preparation System (PPS™)-serien 2.0.



- Den nydesignade 3M™-adaptorn för PPS™-serien 2.0 har en fyrpunktskoppling och en 360-grader-splattform som ger en stabil och tillförlitlig anslutning via lock till sprutpistol
- Förbättrad stabilitet med kopp till sprutpistol
- Adaptorna av rostfritt stål är mycket hållbara

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100116972	26032	3M™ PPS™ Series 2.0 Adapter Typ S-2, 10 st/fp, 26032	10	Styck	1	10
7100116970	26033	3M™ PPS™ Series 2.0 Adapter Typ S-3, 10 st/fp, 26033	10	Styck	1	10
7100145003	26035	3M™ PPS™ Series 2.0 Adapter Typ S-5, 10 st/fp, 26035	10	Styck	1	10
7100117060	26036	3M™ PPS™ Series 2.0 Adapter Typ S-6, 10 st/fp, 26036	10	Styck	1	10
7100150735	26038	3M™ PPS™ Series 2.0 Adapter Typ S-8, 10 st/fp, 26038	10	Styck	1	10
7100117057	26039	3M™ PPS™ Series 2.0 Adapter Typ S-9, 10 st/fp, 26039	10	Styck	1	10
7100135943	26022	3M™ PPS™ Series 2.0 Adapter Typ S-12, 4 st/fp, 26022	4	Styck	1	4
7100117058	26044	3M™ PPS™ Series 2.0 Adapter Typ S-14, 10 st/fp, 26044	10	Styck	1	10
7100135334	26046	3M™ PPS™ Series 2.0 Adapter Typ S-15, 26046	4	Styck	1	4
7100135925	26119	3M™ PPS™ Series 2.0 Adapter Typ S-27, 4 st/fp, 26119	4	Styck	1	4
7100117067	20480	3M™ PPS™ Series 2.0 Adapter Typ S-31, 10 st/fp, 26480	10	Styck	1	10
7100117041	20573A	3M™ PPS™ Series 2.0 Adapter Typ S-40A, 10 st/fp, 20573	10	Styck	1	10
7100117068	20587	3M™ PPS™ Series 2.0 Adapter Typ S-41, 10 st/fp, 20587	10	Styck	1	10
7100116971	20677	3M™ PPS™ Series 2.0 Adapter Typ S-43, 10 st/fp, 20677	10	Styck	1	10

Focus

3M™ PPS™ Series 2.0 UV

3M™ PPS™-serien 2.0 UV Kit är en svart icke transparent version av 3M™ PPS™-serien 2.0 Standard Kit, avsett för material som härdar i UV-ljus.



- Blockera UV-ljus från känsliga material
- Mät, blanda, filtrera och spruta
- Svarta lock, innerkoppar och låsringar

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100298478	20730	3M™ PPS™ Series 2.0 UV, Standard, Innerkopp med lock, 650 ml, 125 µm, 20730	1	Kit	1	1
7100298477	26710	3M™ PPS™ Series 2.0 UV, Standard, Innerkopp med lock, 650 ml, 200 µm, 26710	1	Kit	1	1

Ytbehandling

3M™ PPS™-serien 2.0 typ H/O Ytterbehållare

3M™ PPS™-serien 2.0 typ H/O (High Output) ytterbehållare är en hård blandningskopp där du placerar 3M™ PPS™-serien 2.0 innerkopp och lock för engångsbruk, så att du kan dra nytta av fördelarna med den här innovativa produkten.

- Används tillsammans med 3M™ PPS™-serien 2.0 lock och innerkopp för 3M™ PPS™ typ H/O Ytterbehållare
- Även skyddsbeläggningar kan med fördel appliceras med systemet 3M™ PPS™-serien 2.0
- Utmärkt för många olika material från vätska till hög viskositet (tjock).



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100191753	26124	3M™ PPS™-serien 2.0 typ H/O Ytterbehållare, Large 850 ml/Standard 650 ml, 26124	2	Kit	1	2
7100202755	26121	3M™ PPS™-serien 2.0 typ H/O Ytterbehållare, Midi 400 ml/Mini 200 ml, 26121	2	Kartong	1	2

3M™ PPS™ Pistolhållare

Säker förvaring av dina sprutpistoler när du inte använder dem, med 3M™ PPS™ Spray Gun Holder, sprutpistolhållaren. Med vår prydliga hållare finns pistolerna säkert och praktiskt till hands. Ett prisvärt tillbehör som är avsett att förvara en, två eller fyra sprutpistoler.

- Förvara sprutpistolen på en säker plats
- Förvara lättillgängligt
- Mindre extra kostnader genom färre skador och underhåll



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000032309	16025	3M™ PPS™ Pistolhållare, 16025	12	Styck	1	12

3M™ PPS™ Dispenser

Organisera och håll ordning i verkstaden med 3M™ PPS™ Dispenser. 3M™ PPS™ Paint Preparation System Dispenser är en väggfast förvaring där du enkelt kommer åt nya innerkoppar/lock. Den passar alla storlekar på lock och innerbehållare på produkter i 3M™ PPS™ and 3M™ PPS™ Series 2.0.

- Förvara tillbehör till 3M™ PPS™ Paint Preparation System
- Fylls på uppifrån
- Tillbehören förvaras organiserat, rent och praktiskt



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100042777	16298	3M™ PPS™ Lid & Liner Dispenser, Mini & Micro, 16298	1	Styck	1	1
7100042072	16299	3M™ PPS™ Lid Dispenser, Large, Standard, Midi, 16299	1	Styck	1	1
7100041780	16219	3M™ PPS™ Liner Dispenser, Large, Standard, Midi, 16219	1	Styck	1	1

3M™ PPS™ Kit med lock och innerkopp

3M™ PPS™-kit med lock och innerkopp (första versionen – ej kompatibel med produkter i 3M™ PPS™ Series 2.0) innehåller vardera engångslock med ingjutna filter för att sila färgmaterialet under lackering samt innerkopp och låsringar avsedda för 3M™ PPS™ Paint Preparation System. Satserna finns i fyra storlekar för olika stora arbetsmoment. 3M™ PPS™ Paint Preparation System är ett komplett lackeringssystem som finns i fyra storlekar och gör att lackeraren enkelt kan blanda, mixa och filtrera färg.



- Avsedd att användas enbart med 3M™ PPS™-produkter. Ej kompatibel med 3M™ PPS™ Series 2.0-produkter.
- Satsen innehåller engångslock med filter, innerkopp och låsringar
- Tillgänglig för 3M™ PPS™-kopp och -låsringar i fyra storlekar från 180 ml till 850 ml för arbetsmoment från punktreparationer till stora reparationer

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100067466	16740	3M™ PPS™ Kit med lock och innerkopp, Large, 850 ml, 125 µm, 16740	1	Kit	1	1
7100069190	16312	3M™ PPS™ Kit med lock och innerkopp, Midi, 400 ml, 125 µm, 16312	1	Kit	1	1
7100068959	16112	3M™ PPS™ Kit med lock och innerkopp, Midi, 400 ml, 200 µm, 16112	1	Kit	1	1
7100067513	16752	3M™ PPS™ Kit med lock och innerkopp, Mini, 170 ml, 125 µm, 16752	1	Kit	1	1
7100067512	16114	3M™ PPS™ Kit med lock och innerkopp, Mini, 170 ml, 200 µm, 16114	1	Kit	1	1
7100067560	16026	3M™ PPS™ Kit med lock och innerkopp, Standard, 650 ml, 125 µm, 16026	1	Kit	1	1
7100062884	16000	3M™ PPS™ Kit med lock och innerkopp, Standard, 650 ml, 200 µm, 16000	1	Kit	1	1
7100067538	16024	3M™ PPS™ kit med lock och innerkopp, Large, 850 ml, 200 µm, 16024	1	Kit	1	1

3M™ PPS™ Blandningskopp & låsring

Använd vår hårda 3M™ PPS™ blandningskopp och låsring för att rymma 3M™ PPS™ flexibla innerkopp till Paint Preparation System (PPS™). De finns i fyra storlekar och gör att lackeraren enkelt kan blanda, mixa och filtrera sprayfärg.



- De hårda blandningskopparna med låsring använd med innerkopp i 3M™ Paint Preparation System, PPS™
- 3M™ PPS™ är en allt-i-ett-lösning för att mäta, blanda, filtrera och spruta färg
- Med systemet kan lackeraren konsekvent spruta i 90° mot delen, oavsett delens vinkel (t.o.m. upp och ned)

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100074890	16023	3M™ PPS™ Blandningskopp & låsring, Large, 850 ml, 16023	4	Kit	1	4
7100074613	16122	3M™ PPS™ Blandningskopp & låsring, Midi, 400 ml, 16122	4	Kit	1	4
7100074725	16115	3M™ PPS™ Blandningskopp & låsring, Mini, 170 ml, 16115	4	Kit	1	4
7100074831	16001	3M™ PPS™ Blandningskopp & låsring, Standard, 600 ml, 16001	4	Kit	1	4

Ytbehandling

3M™ PPS™ Adaptern

Med 3M™ PPS™-adaptern konverteras sprutpistoler så de bli kompatibla med 3M™ Paint Preparation System (PPS™). Med specialgjorda adaptrar kan lackerare använda PPS™ till praktiskt taget vilken sprutpistolsmodell som helst. Om du ska använda adaptern tar du bara bort den befintliga färgkoppen. Skruva sedan på rätt PPS™-adapter på sprutpistolen.



- Genom adaptern konverteras typiska sprutpistoler till att kunna användas med lackeringsförberedelsesystemet 3M PPS™
- Med specialgjorda adaptrar kan lackerare använda PPS™ med praktiskt taget vilken sprutpistol som helst
- Adaptrarna av rostfritt stål är mycket hållbara

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000034249	16032	3M™ PPS™ Adaptern, Typ 2, 16032	10	Styck	1	10
7000034250	16033	3M™ PPS™ Adaptern, Typ 3, 16033	10	Styck	1	10
7000083621	16035	3M™ PPS™ Adaptern, Typ 5, 16035	10	Styck	1	10
7000034251	16036	3M™ PPS™ Adaptern, Typ 6, 16036	10	Styck	1	10
7000083623	16038	3M™ PPS™ Adaptern, Typ 8, 16038	10	Styck	1	10
7000034253	16039	3M™ PPS™ Adaptern, Typ 9, 16039	10	Styck	1	10
7000034254	16042	3M™ PPS™ Adaptern, Typ 12, 16042	10	Styck	1	10
7000083625	16043	3M™ PPS™ Adaptern, Typ 13, 16043	10	Styck	1	10
7000034255	16044	3M™ PPS™ Adaptern, Typ 14, 16044	10	Styck	1	10
7000045760	16046	3M™ PPS™ Adaptern, Typ 15, 16046	4	Styck	1	4
7000043152	16742	3M™ PPS™ Adaptern, Typ 16, 16742	10	Styck	1	10
7000045762	16106	3M™ PPS™ Adaptern, Typ 22, 16106	4	Styck	1	4
7000084247	50480	3M™ PPS™ Adaptern, Typ 31, 50480	10	Styck	1	10
7000084191	50458	3M™ PPS™ Adaptern, Typ 32, 50458	10	Styck	1	10
7000034487	5073A	3M™ PPS™ Adaptern, Typ 40, 50573	10	Styck	1	10
7000034387	50578	3M™ PPS™ Adaptern, Typ 41, 50578	10	Styck	1	10
7000084572	50677	3M™ PPS™ Adaptern, Typ 43, 50677	10	Styck	1	10

3M™ PPS™ Refillable Kit

Använd 3M™ PPS™ Refillable Kit som en påfyllbar version av 3M™ PPS™ Standard Kit om du snabbt och enkelt vill fylla på färg utan att ta bort blandningskoppen från pistolen.



- Effektiv påfyllning av färg utan att du behöver ta bort blandningskoppen och innerkoppen från pistolen
- Levereras med ett 200 µ-filter
- För arbetsmoment som kräver 125 µ-filtrering använder du det extra lösa filtret (tillbehör)

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100083560	16743	3M™ PPS™ Kit, Påfyllningsbar (innerbehållare med lock), 600 ml, 200 µm, 25 st/fp, 16743	1	Kit	1	1

Ytbehandling

3M™ PPS™ UV Kit

3M™ PPS™ UV Kit är en svart icke transparent version av 3M™ PPS™ Standard Kit, avsett för material som härddar i UV-ljus.

- Blockera UV-ljus från känsliga material
- Mät, blanda, filtrera och spruta enkelt
- Svarta lock, innerkoppar och låsringar



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100067511	50730	3M™ PPS™ UV Kit, 600 ml 125 µm, 50 st/fp, 50730	1	Kit	1	1

3M™ PPS™ Typ H/O Ytterkopp för 3M™ Accuspray™

3M™ PPS™ Type H/O Pressure Cup för 3M™ Accuspray Gun är en hård blandningskopp med låsring i vilken du placerar 3M™ PPS™-innerkopp och lock för engångsbruk.

- Används tillsammans med PPS-lock och innerkoppar i PPS-systemet
- Enkelt att få olika slags utseende och textur.
- Även skyddsbehandlingar kan med fördel appliceras med PPS-systemet



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000119668	16124	3M™ PPS™ Typ H/O Ytterkopp för 3M™ Accuspray™, Large, 828 ml, 16124	2	Styck	1	2
7000119727	16121	3M™ PPS™ Typ H/O Ytterkopp för 3M™ Accuspray™, Mini, 177 ml, 16121	4	Kit	1	4



Slutprodukter

Ytbehandlingsprodukter Varenda fordon som lämnar verkstaden är en chans att visa upp din slutfinish. Du har sett till att fordonet har förberetts, lackerats och polerats till hur den såg ut när den kom in. Men för din kund är bilen på något sätt ännu bättre nu, mer spännande, som när den var helt ny. Det är något av det viktigaste som skadereparationen ger, och det representerar den fulla potentialen hos din lackeringsverkstad.

PERSONLIGT SKYDD

• Comfort partikelmask P3



• Hörselskydd



• Comfort skyddsglasögon



• Återanvändbar overall



• Skyddshandskar



Välj steg 1a, 1b eller 1c baserat på storleken av din reparation. Fortsätt sedan till steg 2 (polermedel) och steg 3 (polering).

Slipa punktdefekter

1a



- Slipa bort defekten med 3M™ Finesse-it™ Trizact™ A5 rondell, kornstorlek 3000 på för hand med kloss eller med maskin.
- Avlägsna repor med 3M™ Trizact™ rondell 8000, 75 mm på excenterslipmaskin.
- Fortsätt direkt till polering.**



Slipa små defekter

1b



- Slipa området med 3M™ Hookit™ Purple Finishing Film sliprondell 260L, kornstorlek P1500, 3" (75 mm). Använd rondell med en mjuk distansplatta. Ta bort alla defekter och matcha strukturen till intilliggande OEM-utseende. Torka rent panelen.
- Förfinare repor med en excenterslipmaskin och en 3M™ Trizact™ Rondell, kornstorlek 3000, (75 mm). Använd fuktig rondell med en mjuk distansplatta. Slipa området med 4-6 passeringar.
- Torka rent panelen. Om repor fortfarande är synliga, fortsätt slipa.



Slipa stora defekter

1c



- Slipa området med 3M™ Hookit™ Purple Finishing Film sliprondell 260L, kornstorlek P1500-P2000, 150 mm. Använd rondell med en mjuk distansplatta. Ta bort alla defekter och matcha strukturen till intilliggande OEM-utseende. Torka rent panelen.
- Förfinare repor med en excenterslipmaskin och en 3M™ Trizact™ Rondell, kornstorlek 3000, 150 mm. Använd fuktig rondell med en mjuk distansplatta. Upprepa 4-6 gånger.
- Torka rent panelen. Om repor fortfarande är synliga, fortsätt slipa.




Grovpolering

2



- Applicera polermedlet i en cirkel för att jämnt fördela det över polerplattan. När du applicerar polermedlet på en ny polerplatta rekommenderas att starta maskinen på lägsta hastighet (1) i några sekunder, för att säkerställa att polermedlet blir jämnt fördelat innan du börjar polera.
- Placera maskinen plant på ytan och börja med hastigheten 4 för att fördela polermedlet, öka hastigheten efter behov. Applicera minimalt med tryck i ett nord/syd, öst/väst, korsvis för att ta bort repor/defekter.
- Polera små områden åt gången. Ett område på cirka 60 cm x 60 cm rekommenderas för att säkerställa borttagning av repor/defekter.
- Använd en 3M™ Perfect-It™ Ultra Soft Cloth - High Performance för att ta bort restmaterial från ytan. Applicera 4 droppar polermedel på rondellen om repor/defekter kvarstår och upprepa poleringen.
- Se till att alla repor har eliminerats. Kontrollera ytan genom att spraya med 3M™ Perfect-It™ Finish Control Spray och torka av med en ren mikrofiberduk.
- Obs:** Rengör plattorna ofta med en rengöringsborste för optimal prestanda.



Finpolering

3



- Applicera polish på rondellen i en cirkel nära kanten av rondellen. Applicera polish på plattan i en cirkel nära yttre kanten, det rekommenderas att börja på lägsta hastighet (1) i några sekunder för att jämnt fördela polishen innan poleringen.
- Placera maskinen plant på ytan och börja med hastighet 4 för att fördela ut polishen. Sänk hastigheten vid behov. Applicera minimalt med tryck i ett nord/syd, öst/väst, korsvis för att ta bort repor/defekter.
- Polera små områden. Ett område på cirka 60 cm x 60 cm rekommenderas för att säkerställa borttagning av repor/defekter.
- Använd en 3M™ Perfect-It™ Ultra Soft Cloth - High Performance för att ta bort restmaterial från ytan. Om virvlar/defekter kvarstår, applicera 4 droppar polish på plattan och upprepa poleringen.



3M™ Perfect-It™ Excenterpoler- maskin



Slutfinishen.
Omdefinierad.

ANVÄNDNING

Vi presenterar 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin

- Ett professionellt set med kvalitativa verktyg, rondeller och polerprodukter
- Omkonstruerade för skadereparationsbranschen
- Ett lättanvänt polerverktyg
- Speciellt utformade vätskor och rondeller
- Oroa dig inte längre för virvelmärken, genomslipningar eller andra fallgropar som är vanliga hos traditionella roterande system

Det är lackering, omdefinierad.



3M™ Excenterpolermaskin

- Användarvänlig, bekväm verktygsdesign
- Välbalanserad och enkel att använda



3M™ Excenterpolerrondeller

- Enkelsidig 3M™ Hookit™-fästsystemet för enkla byten
- Slip- och polerrondeller tillgängliga i storlekarna 130 mm/5 tum och 150 mm/6 tum



3M™ Excenter- polermedel

- Färgen på flaskans kork matchar vätskan inuti och rondellen som ska användas
- Effektiv på en mängd olika lacker och klarlack



FÖRDELAR

Konsekvent
virvelmärkesfri finish



3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin förhindrar virvelmärken, med våra specialdesignade rondeller och polermedel.

Undvik genomslipningar
och omarbetningar




Slipp oro för genomslipningar på dina nylackerade paneler. Slipp återbesök i lackeringsbåset, störningar av cykeltiden och missnöjda kunder.

Utformad för alla
färdighetsnivåer



Oavsett om du är lackerare, ytbehandlare, nybörjare eller erfaren expert har finishingsystemet för 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin designats för att leverera snygga, konsekventa resultat.

Finishinglösningar för excenter- polermaskin



Excenterslippprocess

Perfekt för:
- Ny och gammal lack
- Alla klarlackstyper
- Reparation av hela paneler och mindre ytor



Excenterslippning i 1 steg

Perfekt för:
- Ny och gammal lack
- Alla klarlackstyper
- Liten till medelstor reparation



Punktbehandling

Perfekt för:
- Ny lack
- Alla klarlackstyper
- För att hålla de slipade ytor till ett minimum



PERSONLIGT SKYDD

• Comfort partikelmask P3



• Hörselskydd



• Comfort skyddsglasögon



• Återanvändbar overall



• Skyddshandskar



Slipa punktdefekter



- Polera med 3M™ Finesse-it™ Trizact™ filmrondell 32 mm, kornstorlek 3000 på dammborttagningsverktyget.



466LA Trizact™ A5 rondeller 3000



3M™ Oscillerande, pneumatisk miniexcenterslipmaskin



- Avlägsna repor med 3M™ Trizact™ finslipningsrondell 443SA, kornstorlek 8000, 75 mm på excenterslipmaskin.



3M™ Trizact™ Finslipningsrondell 8000



Festool LEX 3 77

Slipa defekter



- Slipa området med 3M™ Hookit™ Purple Finishing Film sliprondell 260L, kornstorlek P1500 - P2000.



3M™ Hookit™ 260L+



Festool LEX 3 150/3



Festool Interface-Pad



- Avlägsna repor med 3M™ Trizact™ finslipningsrondell 443SA, kornstorlek 3000, 150 mm på excenterslipmaskin.
- Avlägsna repor med 3M™ Trizact™ finslipningsrondell 443SA, kornstorlek 8000, 150 mm på excenterslipmaskin.



3M™ Trizact™ Finslipningsrondell 3000



3M™ Trizact™ Finslipningsrondell 8000

Polering



- Första steget: Addera en liten mängd 3M™ Perfect-It™ 1-Step Finish Material på en lila skumdyna på den roterande polermaskinen.
- Polera i ett överlappande mönster med varvtalet: 600-1400 v/min.
- När du polerar, försök att alltid hålla dynan platt mot ytan för att förhindra hopp. Minska trycket mot slutet av poleringssteget för att underlätta rengöringen.

Obs! Ju mjukare beläggning desto lägre måste temperaturen och varvtalet vara.



3M™ Perfect-It™ 1-Step Finishing Material



3M™ Perfect-It™ Hookit väffad lila skumdyna



3M™ Perfect-It™ Quick Connect dubbelsidig lila väffad skumdyna



3M™ Perfect-It™ High Performance rosa ultrafin polerduk i mikrofibr



Festool SHINEX RAP 150

Reglera



- Om sliprepor från det första poleringssteget fortfarande syns vid kontroll av ytan, upprepa poleringssteget!
- Obs! Det är viktigt att du tar bort alla sliprepor i detta steg för att de inte ska återkomma i slutet av poleringsprocessen.



3M™ Perfect-It™ 1-Step Finish Kontrollspray



3M™ professionella torkdukar

Finpolerering



- Polera området igen utan ytterligare polermedel på polerrondellen för att säkerställa en höggglansig finish.
- Polera ytan och arbeta i ett överlappande mönster med en rotationshastighet på 600-1400 v/min.
- Håll polerrondellen platt mot ytan för att säkerställa ett jämnt utseende och höggglansig finish, och minska trycket mot slutet av poleringssteget.
- Torka bort överflödigt polermedel och inspektera området – de flesta kulörer är bra nu.
- För kritiska färger (mycket mörka eller svart) – ta bort hologrammen med 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE Compound och blå polerrondeller.



3M™ Perfect-It™ 1-Step Finishing Material



3M™ Perfect-It™ Hookit väffad lila skumdyna



3M™ Perfect-It™ Quick Connect dubbelsidig lila väffad skumdyna



3M™ Perfect-It™ Rosa högpresterande Ultra Soft polerduk i mikrofibr

PERSONLIGT SKYDD

- Comfort partikelmask P3
- Hörselskydd
- Comfort skyddsglasögon
- Återanvändbar overall
- Skyddshandskar

Slipa punkdefekter



- Polera med 3M™ Finesse-it™ Trizact™ filmrondell 32 mm, kornstorlek 3000 på dammborttagningsverktyget.



466LA Trizact™
A5 rondeller 3000



3M™ Oscillerande, pneumatisk
miniexcenterslipmaskin



- Slipa sedan med 3M™ Trizact™ finslipningsrondell 443SA, kornstorlek 6000, 75 mm på excenterslipmaskin.



3M™ Trizact™
Finslipningsrondell 6000,
75 mm



Festool LEX 3 77
Festool IAS-Adapter
för Lex 2/3

Slipa defekter



- Slipa området med 3M™ Hookit™ Purple Finishing Film sliprondell 260L, kornstorlek P1500 - P2000.



3M™ Hookit™ 260L+



Festool LEX 3 150/3



Festool Interface-Pad



- Slipa området med 3M™ Trizact™ finslipningsrondell 443SA, kornstorlek 3000, 150 mm på excenterslipmaskin.
- Slipa med 3M™ Trizact™ finslipningsrondell 443SA, kornstorlek 6000, 150 mm på en excenterslipmaskin.



3M™ Trizact™
Finslipningsrondell 3000,
150 mm



3M™ Trizact™
Finslipningsrondell 6000,
150 mm

Poleringssteg



- Addera en liten mängd 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme (grön kork) på den gröna skumkudden på den roterande polermaskinen.
 - Polera i ett överlappande mönster med varvtalet: 600-1400 v/min
 - När du polerar, försök att alltid hålla dynan platt mot ytan för att förhindra hopp. Minska trycket mot slutet av poleringssteget för att underlätta rengöringen.
- Obs! Ju mjukare beläggning desto lägre måste temperaturen och varvtalet vara.



3M™ Perfect-It™
Fast Cut
Plus
Extreme



3M™ Perfect-It™
Quick Connect
vafflad grön slät
dubbelsidig
polerrondell



3M™ Perfect-It™
Quick Connect
vafflad grön
dubbelsidig
polerrondell



3M™ High
Performance
trasa



Festool SHINEX
RAP 150

Reglera



- Om sliprepor från det första poleringssteget fortfarande syns vid kontroll av ytan, upprepa poleringssteget!
- Obs! Det är viktigt att du tar bort alla sliprepor i det här steget för att de inte ska återkomma i slutet av poleringsprocessen.



3M™ Perfect-It™
Finish Kontrollspray




3M™ professionella torkdukar

Finpoleringssteget



- Tredje steget: Byt till gul polerrondell och addera en liten mängd 3M™ Perfect-It™ Extra-Fine Plus (gul kork) på dynan.
- Polera ytan och arbeta i ett överlappande mönster med en rotationshastighet på 600-1400 v/min
- Bearbetning: håll polerrondellen platt mot utan för glansig finish, minska trycket mot slutet av poleringssteget.
- Torka bort överflödigt polermedel och inspektera området – de flesta kulörer är bra nu.



3M™ Perfect-It™
Extra Fine PLUS



3M™ Perfect-It™
Quick Connect
vafflad gul
dubbelsidig
polerrondell



3M™ Perfect-It™
High Performance
Cloth

Hologramborttagning (valfritt)



- Lägg 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE på den blå skumdynan på den roterande polermaskinen.
 - Bearbetning: polera med minskad hastighet rör den i ett överlappande mönster som generöst täcker hela ytan.
 - Torka av rester av polermedlet med den extramjuka polerduken 3M™ Perfect-It™ High Performance Blue Cloth Ultrafina för att inte skapa nya mikrorepor på ytan.
- Tips: Håll alltid polerdynan våt (använd polermedel) eftersom detta ger ett jämnare lager polermedel på ytan och förhindrar uppkomsten av mikrorepor från en torr dyna.



3M™ Perfect-It™
Ultrafina SE



3M™ Perfect-It™
Quick Connect
vafflad blå
dubbelsidig
polerrondell



3M™ Perfect-It™
High Performance
Cloth

Polermedel

Focus

3M™ Perfect-It™ Excenterpolemedel

3M™ Perfect-It™ Excenterpolemedel är den snabbavverkande sammansättningsformeln av professionell kvalitet designad för vårt finishingsystem för 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin. Använd med våra 3M™ Perfect It™ Excenterpolerrondeller för att snabbt ta bort slipmärken av kornstorlek 3 000 och finare slipmärken. De fungerar på lack och klarlack oavsett om den är färsk eller härdad.

- **SNABBAVVERKANDE:** 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermedel tar snabbt bort slipmärken av kornstorlek 3 000 och finare slipmärken utan att orsaka sliprepor – vilket gör ditt poleringsarbete enklare
- **MÅNGSIDIG:** Fungerar utmärkt på färsk och härdade lacker för att hjälpa dig att uppnå en högkvalitativ ytfinish
- **MINDRE KLADD:** Dess enkla rengöringsformel gör att du kan ta an nästa jobb snabbare



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100265273	34130E	3M™ Perfect-It™ Excenterpolemedel, 473 ml, 34130E	12	Flaska	1	12
7100264084	34131E	3M™ Perfect-It™ Excenterpolemedel, 946 ml, 34131E	12	Flaska	1	12

Focus

3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme

3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme är ett snabbavverkande flytande slipmaterial framtaget för att snabbt ta bort sliprepor efter mattering- eller poleringsprocesser med 3M 260L P1500 och sedan Trizact 3000. Använd med grön dyna från den färgkodade 3M™-serien med slipmaterial.

- Exceptionell snabb avverkning
- Kräver 20 % till 25 % mindre material än Fast Cut + / XL för att polera samma område.
- Uppnå en fantastisk höggglansig finish



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100136343	51815	3M™ Perfect-It™ Fast Cut Plus Extreme, 1 kg, 12 st/fp, 51815	12	Flaska	1	12

3M™ Perfect-It™ Polermedel Fast Cut

Använd 3M™ Perfect It™ snabbavverkande slipmedel för att ta bort slipmärken efter mattering eller naggborttagning (med våtslappapper 3M 260L P1200/P1500 eller 3M mikrofin 1500/2000).

- Ett slipmedel som är lätt att lägga på och torka av
- Snabbt, effektivt arbete
- Ger en fin, höggglansig finish efter uppföljning med finare slipmedel



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100222053	09374	3M™ Perfect-It™ Polermedel Fast Cut, 1 kg, 09374	12	Flaska	1	12

3M™ Perfect-It™ Gelcoat Slipmedel

3M™ Perfect-It™ kraftigt avverkande gelcoat slipmedel återställer båtens glans genom att ta bort oxidering, repor, slitmärken och andra ytdefekter från gelcoaten. Detta polermedel är vår snabbast avverkande produkt för gelcoat. Det tar bort repor från P600 och finare och ger en högglossig finish som är idealisk för polermedel och vax.

- Det snabbaste avverkande gelcoatmedlet från 3M som tar bort kraftig oxidering och P600-repor
- Medlet håller sig fuktigt längre för bra hållbarhet och enkel rengöring
- Lämpligt för alla gelcoatytor som t.ex. båtar, husbilar och inom industrin



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100085986	36102E	3M™ Perfect-It™ Gelcoat Slipmedel, 946 ml, 36102E	12	Flaska	1	12

3M™ Perfect-It™ Gelcoat Polermedel Medium

I 3M™ Perfect-It™ medelavverkande gelcoat slipmedel + vax kombineras medelkraftig avverkning med hållbart vax för en gelcoat slipning i ett steg med professionellt resultat. Du kan ta bort grövre defekter och P1000-repor eller finare, och får en blank skyddande vaxfinish

- Det snabbavverkande gelcoatmedlet från 3M tar bort oxidering och P1000-repor eller finare
- Kan användas för att avverka, polera och vaxa i ett steg, sparar tid och pengar
- Medlet håller sig fuktigt längre för bra hållbarhet och enkel rengöring



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100094557	36106E	3M™ Perfect-It™ Gelcoat Polermedel Medium, 946 ml, 36106E	6	Flaska	1	6

Fina polermedel

Focus

3M™ Perfect-It™ Excenterpolervätska

Uppnå bästa möjliga finish på alla lacker och klarlacker med 3M™ Perfect-It™ Excenterpolervätska. Dess avancerade slipmedel och glansförstärkare ger en konsekvent högkvalitativ ytfinish. Designad för att användas med vår 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin och matchande dyna för lackerings- och ytbehandlingsproffs på alla nivåer som vill ha en perfekt ytfinish utan skuggningar eller sliprepor.

- **SLUTFINISHEN OMEDEFINIERAD:** Sluta oroa dig för sliprepor och skuggningar – ägna poleringstiden åt att fullända glansen med 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin, en del av finishingsystemet för 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin.
- **JÄMNA RESULTAT:** Ger högkvalitativa och förutsägbara resultat tack vare en egenutvecklad kombination av avancerade slipmedel och glansförstärkare.
- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin ger en högblank ytfinish för tekniker på alla nivåer i skadereparations- och ytbehandlingsverkstäder när de används som en del av finishingsystemet för 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin.



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100265260	34133E	3M™ Perfect-It™ Excenterpolervätska, 473 ml, 34133E	12	Flaska	1	12
7100263832	34134E	3M™ Perfect-It™ Excenterpolervätska, 946 ml, 34134E	12	Flaska	1	12

3M™ Perfect-It™ 1-Step Finishing Material

3M™ Perfect-It™ Enstegs polermedel är ett avancerat, snabbavverkande polermedel som tar bort repor från 3M™ Trizact™ 8000 och finare repor med en ytbehandling i ett steg som klarar de flesta färger. Den har samma skäreffekt som polerpasta och lämnar lika lite virvelmärken som ett polermedel.

- Tar lätt bort repor från 3M™ Trizact™ 8000 och lämnar en fantastisk yta
- Efter 3M™ Trizact™ 8000 fungerar denna ytbehandling i ett steg på de flesta färger
- En blötare formula gör att medlet tar längre tid att torka



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100193753	33039	3M™ Perfect-It™ 1-Step Finishing Material, 1 kg, 12 st/fp, 33039	12	Flaska	1	12

Focus

3M™ Perfect-It™ Polermedel Extrafin

3M™ Perfect-It™ Plus, extra fint slipmedel är ett slipmedel för fin finish speciellt framtaget för moderna lackeringssystem med reptåliga klarlacker.

- Tar bort finare och grövre slipmärken
- Speciellt framtagen för moderna lackeringssystem med reptåliga klarlacker
- Huvudprodukt i 3M färgkodade poleringsprocess



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100224682	80349	3M™ Perfect-It™ Polermedel Extrafin, 1 L, 80349	12	Flaska	1	12

Focus

3M™ Perfect-It™ Polermedel Ultrafina

Använd 3M™ Perfect-It™ SE ultrafin polish med poleringsmaskiner för en utmärkt hög glans på fordon – inga rondellslipmärken eller hologram. Avsedd för det sista steget i vår färgkodade process, för att du ska få den ultimata slutfinishen och lätt kunna torka rent efteråt.

- Otrolig, felfri högglossig finish
- Snabb och enkel att torka av
- Lätthanterad produkt som stannar på rondellen



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100224683	50383	3M™ Perfect-it™ Polermedel Ultrafina, 1 L, 50383	12	Flaska	1	12

3M™ Perfect-It™ Polermedel Fint

3M™ Perfect-It™ fint slipmedel är en snabbjobbat mindre aggressivt 3M-slipmedel som har samma slags kemiska egenskaper som 3M™ Perfect-It™ Plus snabbavverkande slipmedel. Det är en utmärkt produkt som används efter ett mer aggressivt, snabbavverkande slipmedel.

- Lättanvänd, mångsidig produkt som är yrkesfolkets val
- Ger en högglossig finish
- Lätt att torka av från ytor



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100095151	09375	3M™ Perfect-It™ Polermedel Fint, 1 L, 09375	1	Flaska	1	12

3M™ Perfect-It™ Polermedel Maskinpolish

Använd 3M™ Perfect It™ Machine Polish på 3M™ Perfect It™-skumpolerrondeller för att snabbt ta bort rondellslipmärken från slipmedel och få en högglossig finish. Vår högeffektiva polish är lätt att använda och går snabbt och lätt att torka bort.

- Högeffektiv polish
- Utformad för att ta bort rondellslipmärken och andra mindre ytdefekter
- Bra hantering, enkel avtorkning



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100095152	09376	3M™ Perfect-It™ Polermedel Maskinpolish, 1 L, 09376	12	Flaska	1	12

3M™ Polermedel Rosa

Lägg på 3M™ rosa polish för hand eller med maskin för en utmärkt fläckfri, djup glans och hållbart vaxskydd och finish.

Med vårt polish missfärgas inte svarta gummidelar. Den kan enkelt torkas bort, från både små och stora områden. Ett måste i alla satser för rengöring eller reparation av fordon.

- Vax av silikonpolymer för hög glans och långvarigt skydd
- Utmärkt avtorkning från både små och stora ytor
- Arbeta effektivt med enkel avtorkning från små och stora ytor



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000083978	80345	3M™ Perfect-it™ Polermedel, Rosa, 1 liter, 12 st/fp, 80345	12	Flaska	1	12

3M™ Perfect-It™ Högglangsskydd

Använd 3M™ Perfect-It™ finishpolermedel för att få hög glans och långverkande lyster vid omlackering eller på originallack som är behandlad med Perfect-it-lackfinishsystem. Lägg på vårt polermedel för hand med en mjuk duk eller, mer effektivt, med en dubbelverkande slipmaskin.

- Hållbart, blankt skydd av ytor som är nylackade eller med originallack
- Enkelt att använda för hand eller med maskin
- Hög glans



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100095153	09377	3M™ Perfect-it™ Högglangsskydd, 1 L, 09377	12	Flaska	1	12

3M™ Perfect-It™ Gelcoat Polermedel Light

3M™ Perfect-It™ lättavverkande gelcoatpolish + vax är framtaget för att snabbt ta bort lätt till medelgrov oxidering, lätta repor, rondellslipmärken och övriga smådefekter från gelcoat. Med detta slipmedel tar du bort repor på P1500 och finare och får en polerad vaxfinish utan rondellslipmärken, även på en „svår“, mörk gelcoat.

- Det snabbast avverkande 3M-gelcoatmedlet för att ta bort lätt till medelgrov oxidering och repor, ingår i serien med 3M™ Perfect It™ -produkter för gelcoatfinish
- Tar bort rondellslipmärken, även från „svår“ mörkfärgad gelcoat
- Kan användas för att avverka, polera och vaxa i ett steg, sparar tid och pengar



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100094555	36110E	3M™ Perfect-It™ Gelcoat Polermedel Light , 946 ml, 6 st/fp, 36110E	6	Flaska	1	6

3M™ Perfect-It™ Båtvax

3M™ Perfect-It™-båtvax är det slutliga, glänsande steget för att uppnå en sant professionell båtfinish. Det består av en blandning av äkta brasilianskt carnaubavax, silikon, polymer och gummi vilket ger en ovanlig glans och tålighet mot vädrets makter. Det flytande vaxet är lätt att lägga på och effektivt även på varma ytor. Det påverkar inte gelcoat, färg, fiberglas och metall.

- Ett utmärkt sista steg för alla processer där vaxfinish rekommenderas
- Innehåller carnaubavax för en glänsande, äkta vaxfinish
- Skyddar gelcoat, färg, fiberglas och metaller från vädrets makter



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100094553	36113E	3M™ Perfect-It™ Båtvax, 946 ml, 36113E	6	Flaska	1	6

Polerdynor till motorhuv

Focus

3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i ull

Uppnå bästa möjliga ytfinish på en mängd olika lacker och klarlacker med hjälp av 3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i ull. Den är konstruerad för att fungera med finishingsystemet för 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin och ger den avverkning du vill ha utan att skapa skuggningar, sliprepor eller hologram.

- **SLUTFINISHEN OMEDEFINIERAD:** Med 3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondeller i ull och det matchande 3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondeller slipper du sliprepor, hologram och genomslipningar
- **JÄMNA RESULTAT:** Få en praktiskt taget felfri ytfinish utan att behöva oroa dig för genomslipningar på nylackerade paneler Designad för att slippa återbesök i lackeringsbåset, störningar av cykeltiden och missnöjda kunder.
- **TVÅ STORLEKAR OCH KORNSTORLEKAR:** Finns i både 5 tum/130 mm och 6 tum/150 mm diameter i grov och medium för att passa 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100286952	34120	3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i ull, grov, vit, 130 mm (5 in), 34120	6	Påse	1	6
7100286951	34124	3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i ull, grov, vit, 150 mm (6 in), 34124	6	Påse	1	6
7100286950	34121	3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i ull, medium, vit, 130 mm (5 in), 34121	6	Påse	1	6
7100286947	34125	3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i ull, medium, vit, 150 mm (6 in), 34125	6	Påse	1	6

Focus

3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i hårt skummaterial

Uppnå bästa möjliga ytfinish på en mängd olika lacker och klarlacker med hjälp av 3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i hårt skummaterial. Den är konstruerad för att fungera med finishingsystemet för 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin och ger den avverkning du vill ha utan att skapa skuggningar, sliprepor eller hologram.



- **SLUTFINISHEN OMEDEFINIERAD:** Med 3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i hårt skummaterial i ull och det matchande 3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondellen slipper du sliprepor, hologram och genomslipningar
- **JÄMNA RESULTAT:** Få en praktiskt taget felfri ytfinish utan att behöva oroa dig för genomslipningar på nylackerade paneler Designad för att slippa återbesök i lackeringsbåset, störningar av cykeltiden och missnöjda kunder.
- **SNABB AVVERKNING:** 3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i hårt skummaterial tar snabbt bort slipmärken av kornstorlek 3 000 och finare slipmärken utan att orsaka sliprepor – vilket gör ditt poleringsarbete enklare.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100286949	34122	3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i hårt skummaterial, grov, vit, 130 mm (5 in), 34122	6	Påse	1	6
7100286948	34126	3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i hårt skummaterial, grov, vit, 150 mm (6 in), 34126	6	Påse	1	6

Focus

3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i mjukt skummaterial

Uppnå bästa möjliga finish på en mängd olika lacker och klarlacker med 3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i mjukt skummaterial, en del av 3M™ Perfect-It™ Finishingsystem för excenterpolermaskin. Den är designad för lackerings- och ytbehandlingsproffs på alla nivåer som vill uppnå en ytfinish av hög kvalitet utan skuggningar och sliprepor.



- **JÄMNA RESULTAT:** Få en praktiskt taget felfri ytfinish utan att behöva oroa dig för genomslipningar på nylackerade paneler Designad för att slippa återbesök i lackeringsbåset, störningar av cykeltiden och missnöjda kunder.
- **ENKEL ATT ANVÄNDA:** 3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i mjukt skummaterial ger en högblank ytfinish för tekniker på alla nivåer i skadereparations- och ytbehandlingsverkstäder när de används som en del av finishingsystemet för 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin.
- **TUFF:** Den styva rondellen i skummaterial är gjord för att motstå den cirkulära och oscillerande rörelsen hos 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin samtidigt som den är tillräckligt flexibel för att följa ett fordon's konturer.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100286964	34123	3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i mjukt skummaterial, lila, 130 mm (5 in), 34123	6	Påse	1	6
7100286963	34127	3M™ Perfect-It™ Excenterpolerrondell i mjukt skummaterial, lila, 150 mm (6 in), 34127	6	Påse	1	6

3M™ Perfect-It™ Hookit™ Polerrondell

3M™ Perfect-It™ Enstegs polerkuddar i skum är våra mest effektiva polerkuddar i lila skum vid finslipning i ett steg för borttagning av sliprepor som uppstår vid arbete med 3M™ Trizact™ sliprondell 8000. Använd tillsammans med 3M™ Perfect-It™ Famous Finish eller 3M™ Perfect-It™ ytbehandling i ett steg för bästa resultat.

- Lämplig att använda med 3M™ Perfect-It™ Famous Finish eller 3M™ Perfect-It™ ytbehandling i ett steg
- För optimalt resultat används en rotationshastighet på 800–1 400 varv/min
- Den formgjutna ytan minimerar värmeutveckling



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100203934	33033	3M™ Perfect-It™ Hookit™ Polerrondell, Lila, Våfflad, 80 mm, 33033	20	Styck	4	20
7100205187	33042	3M™ Perfect-It™ Hookit™ Polerrondell, Lila, Våfflad, 150 mm, 33042	10	Styck	2	10

Focus

3M™ Perfect-It™ Quick Connect Rubbingrondell

3M™ Perfect-It™ Quick Connect Rubbingrondeller är 3M:s högst presterande polerrondeller i skum för förfining av sandrepor, långsam polering, dammborttagning och mer. Skummets ytmönster ger mer ytkontakt, håller polermedlet bättre och minskar slängning. Dubbelsidiga rondeller fungerar med 3M™ Quick Connect-adaptrar på roterande polermaskiner; enkelsidiga rondeller fungerar med Hookit™-systemet för enkla byten.

- Våra högst presterande rubbingrondeller
- Fungerar med 3M™ Hookit™ och Quick Connect-fästsystem för enkla byten
- Skumkonstruktionen håller polermedlet och förhindrar slingring för snabbare och renare resultat



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100094458	50878	3M™ Perfect-It™ Quick Connect Rubbingrondell, Quick Connect System, Grön, platt, 150 mm, 50878	6	Styck	1	6
7100094551	50962	3M™ Perfect-It™ Quick Connect Rubbingrondell, Quick Connect System, grön, veckad, 150 mm, 50962	6	Styck	1	6
7100094455	50874	3M™ Perfect-It™ Quick Connect Rubbingrondell, Quick Connect System, grön, veckad, 216 mm, 50874	6	Styck	1	6
7000032137	50487	3M™ Perfect-It™ Quick Connect Rubbingrondell, grön, platt, 150 mm, 50487	10	Styck	2	10
7000032139	50499	3M™ Perfect-It™ Quick Connect Rubbingrondell, grön, veckad, 75 mm, 50499	20	Styck	4	20
7000032308	09550	3M™ Perfect-It™ Quick Connect Rubbingrondell, orange, platt, 150 mm, 09550	10	Styck	2	10
7100008771	05737	3M™ Perfect-It™ Quick Connect Rubbingrondell, vit, veckad, 203 mm, 05737	6	Styck	1	6

Focus

3M™ Perfect-It™ Quick Connect Polerrondell

3M™ Perfect-It™ Quick Connect Polerrondell är en mjuk skumpoleringsrondell som används för att polera bort fina repor som skapats av poleringssteg. Över ytor med konturer ger våffelytan dig större kontaktyta än rondeller med platta ytor. Den minimerar värmeuppbyggnad under polering och hjälper till att eliminera sliperpor. Det hjälper också rondellen att hålla lacket och minskar slingring.



- Skapar en mjuk yta för att applicering av 3M-polermedel
- Våffelytan ger en jämn kontaktyta som utan överskottsvärme skapar jämn hantering över kurvor
- Tar snabbt bort poleringsrepor när de används med 3M™ Perfect-It™ färgkodat system.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100094457	50879	3M™ Perfect-It™ Quick Connect Polerrondell, Quick Connect System, gul, veckad, 150 mm, 50879	6	Styck	1	6

Focus

3M™ Perfect-It™ Ultrafin Quick Connect Polerrondell

Med vår 3M™ Perfect-It™ ultrafin polerrondell kan du ta bort rondellslipmärken från lackerade ytor, även från „svåra“, mörka lacker. Rondellen har en unik våfflad modell som ger plats för flytande polish. Du kan lägga på polish jämnt och slipper överskott, vilket kan ge krusningar i finishen.



- Höggglansig lyster på mörka lacker
- Används för att ta bort rondellslipmärken och ge en höggglansig finish
- Våfflad yta ger tillräcklig ytkontakt samtidigt som polermedlet stannar kvar på rondellen

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000060159	50457	3M™ Perfect-It™ Ultrafin Quick Connect Polerrondell, Blå, våfflad, 75 mm, 50457	20	Styck	4	20
7000032123	50388	3M™ Perfect-It™ Ultrafin Quick Connect Polerrondell, Blå, våfflad, 150 mm, 50388	10	Styck	2	10
7000060134	50389	3M™ Perfect-It™ Ultrafin Quick Connect Polerrondell, Blå, våfflad, 203 mm, 50389	5	Styck	1	5
7100094459	50880	3M™ Perfect-It™ Ultrafin Quick Connect Polerrondell, Dubbelsidig, Blå Våfflad, 150 mm, 50880	6	Styck	1	6

Focus

3M™ Perfect-It™ Polerrondell Extrafin

Använd 3M™ Perfect-It™-polerrondellen för finare och mjukare polering. Ett effektivt sätt att få en otroligt hög glans vid repareringsarbeten. En hjälp att snabbt och effektivt nå en perfekt finish.

- Få en hologramfri finish
- Utmärkt värde för pengarna med ett hållbart våffelmönster
- Maximal poleringseffektivitet




Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000061475	50536	3M™ Perfect-It™ Polerrondell Extrafin, Gul, våfflad, 75 mm, 50536	20	Styck	4	20
7000032138	50488	3M™ Perfect-It™ Polerrondell Extrafin, Gul, våfflad, 150 mm, 50488	10	Styck	2	10

3M™ Perfect-It™ Högglanspolerrondell

Använd 3M™ Perfect-It™ Högglanspolerrondell för att ta bort sliprepor och få maximal glans vid lackreparering.

- Avlägsna sliprepor och andra typer av repor
- Reparerar defekter enklare och effektivare
- Maximal poleringseffektivitet



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000032135	09378	3M™ Perfect-It™ Högglanspolerrondell, Svart, våfflad, 150 mm, 09378	1	Styck	2	10

3M™ Lammullsrondell

Använd 3M™-ullsliprondellen med 3M-fästsystemet till slipmedel för att slipa målade, transparenta och kompositytor. Välj mellan 100 % ull eller finare 60/40-ullblandning, för olika slags jobb. Används med vårt Hookit™-fästsystem, för snabba byten. Få en perfekt finish.

- Tar bort finishsliprepor och andra defekter från lackytan
- Snabbavverkande sliprondell
- Garn av otvinnad ull gör det enkelt att arbeta på stora ytor



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100015405	05704	3M™ Lammullsrondell, Dubbelsidig, 220 mm, 05704	6	Styck	1	6

3M™ Perfect-It™ Lammullsrondell

Använd den högeffektiva 3M™ Perfect-It™-sliprondellen med lågluddande ull för ett finare resultat utan ludd vid utjämning av slipmärken på fordonets yta. Vår snabbavverkande, dubbelsidiga rondell består till 100 % av lågluddande ull och har snabbkoppling. Används med 3M-slipmedel och snabbkopplingsadapter, art.nr 05752



- Tar bort finishsliprepor och andra lackdefekter
- Snabbt, enkelt sätt att fästa sliprondeller på poleringsmaskiner
- Maximal poleringseffektivitet

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100145353	33279	3M™ Perfect-It™ Lammullsrondell, Quick Connect, dubbelsidig, 220 mm, 33279	6	Styck	1	6

Focus

3M™ Perfect-It™ Quick Connect Adapter

Med 3M™ Perfect-It™ Snabbkopplingsadapter är det enkelt att byta dubbelsidiga polerrondeller på roterande polermaskiner. Med den kraftiga adaptorn sparar du både tid och ansträngning i bilverkstaden genom att snabbt och lätt kunna byta rondeller. 5/8 tums gänga eller M14-gänga.



- Snabbt byte av polerrondeller
- Enkelt att byta mellan slip- och polerrondeller
- Pålitlig anslutning mellan rondellen och poleringsmaskinen

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100086812	33271	3M™ Perfect-It™ Quick Connect Adapter, M14, 33271	10	Styck	1	10

3M™ Perfect-It™ Underläggsplatta

3M™ Perfect-It™-stödplattan är konstruerad för enkel anslutning, snabb borttagning och korrekt centrering av slip- och polerrondeller. Vi har använt vårt 3M™ Hookit™-fästsystem till plattorna för att göra dem bekvämare och öka produktiviteten genom snabbt byte av sliprondellerna.



- Stödplattorna kan användas till enkelsidiga rondeller med slip- eller polermedel
- Fast fäste och enkel borttagning av slip- eller polerrondeller
- Exakt centrering av rondeller med slip- eller polermedel

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000038365	09553	3M™ Perfect-It™ Underläggsplatta, 15.8 mm (5/8 in), 125 mm, 09553	5	Styck	1	5
7000038364	09552	3M™ Perfect-It™ Underläggsplatta, M14, 125 mm, 09552	5	Styck	1	5

3M™ Perfect-It™ Underläggsplatta för polermaskiner

3M™ Perfect-It™ Underläggsplatta för polermaskiner är avsedd att användas som en underläggsplatta för 3M Polersystem på 75 mm.

- Används till den färgkodade serien med 3M-skumrondeller
- Används med 3M™ Perfect-It™-naggborttagningspolish
- Stödplatta av hög kvalitet



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000060283	07652	3M™ Perfect-It™ Underläggsplatta för polermaskiner, 75 mm, 07652	5	Styck	1	5

Focus

3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin underläggsplatta

Få toppprestanda med 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin underläggsplatta för din 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin. Dessa rondeller gör att 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermedlet och polerrondellerna är stadigt fästa på polermaskinen, vilket gör att du kan maximera din produktivitet. Enkel fastsättning med en skruv.



- **TOPPRESTANDA:** 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin underläggsplatta får slip- och polerrondeller att prestera på topp när de används med 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin.
- **ENKEL ATT FÄSTA, SITTER SÄKERT:** 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin underläggsplatta använder sig av 3M™ Hookit™-fäste för snabb fastsättning av slip- och polerrondeller och håller dem stadigt på plats.
- **SNABB INSTALLATION:** 3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin underläggsplatta fästs på polermaskinen med en enda skruv och insexnyckel.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100265258	34128	3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin underläggsplatta, 130 mm (5 in), 34128	5	Styck	1	5
7100265259	34129	3M™ Perfect-It™ Excenterpolermaskin underläggsplatta, 150 mm (6 in), 34129	5	Styck	1	5

3M™ Adapter för polermaskiner

Adapter för polermaskiner med 5/8"-gänga, används med 3M™ dubbelsidiga polerrondeller.

- Använd med roterande polermaskiner med 5/8"-gänga
- Slipp bekymret med exponerade infästningar
- Ingen risk för att skrapa fordonet om du använder 3M- dubbelsidiga rondeller



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100017371	05710	3M™ Adapter för polermaskiner, 05710	10	Styck	1	270

Tillbehör slipning och polering

3M™ Kontrollfärg

Upptäck defekter i ytan med 3M™ Dry Guide Coat Vår kontrollfärg kräver ingen maskering före användning och behöver inte torka efter appliceringen. Den belyser defekter som små hål i karosserispacklet och djupa repor i primern.

- Används för att hitta ytdefekter, som porer i karosserispacklet och djupa repor i primern
- Kräver ingen maskering
- Använd till våt- och torrslipning



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000034531	09651	3M™ Kontrollfärg, Applikator, Röd, 09651	5	Styck	1	5
7000034533	50416	3M™ Kontrollfärg, Orange, 50 g, 50416	10	Styck	1	10
7000086677	09560	3M™ Kontrollfärg, Svart, 50 g, 09560	10	Styck	1	10

3M™ Perfect-it™ Kontrollspray

3M™ Perfect-It™ Finish Control Spray är ett rengöringsmedel för lackytan där poleringsprocessen kontrolleras.

- Sprayflaska
- För att kontrollera resultatet mellan stegen i poleringsprocessen
- Tar bort återstående medel



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100113682	55535	3M™ Perfect-it™ Kontrollspray, 500ml, 55535	12	Behållare	1	12



Folier

Maskeringsfilmer och tillbehör Maskeringsfilmer och tillbehör är en del av våra kompletta maskeringssystem för bra ytbehandlingar. De hjälper till att kontrollera damm och översprutning, vilket håller sprutboxen och arbetet rent.

PERSONLIGT SKYDD

• Comfort partikelmask P3



• Comfort skyddsglasögon



• Återanvändbar overall



1 Göra ren ytan



- Rengör ytan med produkt som färgtillverkaren rekommenderar, eller annan rekommenderad produkt. Följ alltid tillverkarens bruksanvisningar.



3M™ professionella torkdukar

2 Delvis maskering av bilen



- Täck fordonet så snart som möjligt. Detta minskar risken av kontaminering från den omgivande miljön.



3M™ Purple Premium PLUS Clear Masking Film
4 m x 150 m,
5 m x 120 m,
6 m x 120 m



3M™ Premium skärverktyg

3 Förmaskering



- Förbered ytan för färgapplicering genom att säkra tillräckligt med utrymme för att skapa mjuka övergångar och undvika hårda kanter.
- Skär maskeringsfilmen till rätt storlek och fäst vid yttre avgränsningen med 3M maskeringstejp.



3M™ Soft Edge Foam Masking Tape PLUS



3M™ Trim Masking Tape

4 Grovmaskering för applicering av primer



- De bästa resultaten får du om du sätter 3M™ Smooth Transition Tape ovanpå 3M-maskeringstejpen för att primerkanterna ska få en mjuk övergång.

Obs! Undvik att skapa hårda färgkanter vid maskering av primer. Detta får ytan att svälla på grund av koncentrationen av lösningsmedel vid tejpkanterna.




3M™ Smooth Transition Tape

5 Finmaskering förberedelse för färgapplicering



- Innan du lägger på baslack och klarlack skär du maskeringsfilmen och fäster den vid tidigare konturer och öppningar.
- Slipning av primer.



3M™ Scotch® Maskingstejp 3M 3030



3M™ Scotch® Maskingstejp 3M 3434

6 Slutliga maskeringsdetaljer före målning



- Rengör området och närliggande paneler så som krävs.
- Maskera andra områden som gummi, trim etc.



3M™ Fin linjemaskeringstejp 471+

7 Avmaskering



- Det är bäst att ta bort maskeringstejp och film när bilen nyss har lämnat ugnen och fortfarande är varm.
- Ta alltid bort maskeringstejp genom att dra i rät vinkel från ytan. Med en snävare vinkel finns det större risk för att det blir kvar häftämnen på ytan.

Tips: Det betalar sig att använda förstklassiga maskeringstejper då de har mindre tendens att lämna limrester eller strimlas

Maskeringsfilmer

3M™ Maskeringsfilm

Skydda de delar av fordonet där du inte vill ha färg med 3M™ Clear Masking Film. Vår maskeringsfilm är en klar polyetylenfolie med hög densitet som fäster statiskt mot bilens yta och skyddar den från överryk.

- Inget flagande av färg eller primer
- Statiskt fäste ger fullständig maskering
- Appliceras enkelt av en person



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000033027	07838	3M™ Maskeringsfilm, 4 m x 150 m, 07838	1	Rulle	1	1
7000033062	80110	3M™ Maskeringsfilm, 5 m x 120 m, 80110	1	Rulle	1	1

Focus

3M™ Purple Premium Plus Maskeringsfilm

Slipp fuktmärken på fordonet med 3M™ Purple Premium Plus Masking Film. Vår premium maskeringsfilm är en mycket robust film av plast och den smiter åt runt fordonet på ett utmärkt sätt.

- Lämnar inga fuktmärken
- Klar, slitstark film med hög densitet och rivtålighet med en kvalitet som ger bra vidhäftning av sprutspill
- Bättre hantering och fäste vid fordon



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000033093	50988	3M™ Purple Premium Plus maskeringsfilm, 4 m x 150 m, 50988	1	Rulle	1	1
7000071806	50989	3M™ Purple Premium Plus maskeringsfilm, 5 m x 120 m, 50989	1	Rulle	1	1
7100149832	51871	3M™ Purple Premium Plus maskeringsfilm, 6 m x 100 m, 51871	1	Rulle	1	1

Monteringsverktyg

3M™ Kniv för maskeringsfilm

Kapa maskeringsfilmen snabbt och enkelt med 3M™ Clear Masking Film Cutter. Vårt skärverktyg har högkvalitetsblad och är utvecklat för att kapa 3M™ Clear Masking Film utan att filmen fransas.

- Används för att kapa 3M™ Clear Masking Film
- Snabbar upp maskeringsprocessen
- Mångsidigt litet skärverktyg



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000033075	50293	3M™ Kniv för maskeringsfilm, Premium, Vit, 50293	25	Styck	1	25
7000033028	07813	3M™ Kniv för maskeringsfilm, Standard, Blå, 07813	25	Styck	1	25

3M™ Maskeringsvagn

Använd vår mobila 3M™ Masking Film Dispenser till att förvara och dra ut 3M-maskeringsfilmen. Maskeringsfilm ingår inte.

- Lättanvänd, mobil dispenser för maskeringsfilm.
- Dra enkelt ut täckmaterial och maskeringsfilm
- Används för att förvara täckmaterial och maskeringsfilm



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100003432	06780	3M™ Maskeringsvagn, 06780	1	Styck	1	1

Ytskyddsmaterial

Focus

3M™ Dirt Trap Vagg- & Golvfilm

Skydda mot smuts och överryk med 3M™ Dirt Trap Protection. Vårt vita Non-Woven täckmaterial är speciellt framtaget för att skydda sprutboxens väggar och golv, och reflektera in ljus i arbetsområdet. Det får reparatörerna att se bättre och verkstaden ser renare ut för verkstadens kunder.



- Speciellt framtagen maskering som skyddar väggar och golv i lackeringsverkstaden.
- Mindre arbete och kostnader för att ta bort damm och färg
- Non-Woven Fibermaterial som fångar upp luftburen förorening, skyddar mot damm och överryk

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000000528	36852	3M™ Dirt Trap Vagg- & Golvfilm, Vit, 711,2 mm x 91,44 m, 36852	1	Rulle	1	1

3M™ Dirt Trap Clear Film Dispenser

3M™ Dirt Trap™ Clear Film Dispenser, är avsedd för 3M Dirt Trap Clear film. Vår dispenser är tillverkad med mycket starka magneter och kan fästas mot en vertikal metallyta.



- Enkelt att applicera med dispenser för 3M™ Dirt Trap Clear Film för att skydda lampor och fönster från beläggningar från överryk.
- Mycket starka magneter fäster dispensern mot en vertikal metallyta
- Slitstark metallkonstruktion för användning i billackeringsverkstäder

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100173136	36863	3M™ Dirt Trap Dispenser for Transparent film, 1 st/fp, 36863	1	Styck	1	1

3M™ Dirt Trap Film

3M™ Dirt Trap Clear Film Protection Material är en klar film med självhäftande baksida som skyddar lampor och fönster från uppbyggnad av översprutning. Du behöver inte skrapa och skura längre, och det går snabbt och lätt att sätta fast och ta bort filmen.



- Speciellt framtagen maskering som skyddar lampor och fönster i lackeringsverkstaden.
- Den självhäftande baksidan håller materialet på plats och lämnar inga limrester, vilket gör den lämplig för många olika typer av substrat
- Appliceras snabbt och tas enkelt bort

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000028295	36856	3M™ Dirt Trap Film, Transparent, 457 mm x 30,5 m, 36856	1	Rulle	1	1

3M™ Maskeringsfilm Sprutbar

Skydda fordonet från överryk med 3M™ Overspray Masking Liquid Dry. Vår vattenbaserade sprayfilm som lätt fäster ersätter tidsintensiv maskering och är lätt att tvätta bort - den löses upp i vatten och tvättas av.

- Skyddar fordonets alla ytor mot sprutstänk från billack och primer
- Täcker svåråtkomliga ytor
- Appliceras med vanlig sprututrustning – inga ytterligare kostnader för flytande maskering



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000045767	06847	3M™ Maskeringsfilm Sprutbar, 3,78 L, 06847	4	Flaska	1	4

3M™ Maskering Stolskydd

Skydda sitsarna vid underhåll och reparation med 3M™ Interior Protection Automotive Seat Cover. Våra sitsskydd är tillverkade med en teknik som gör dem halkfria och håller dem på plats. Finns i olika modeller, med en eller två fickor.



- Används till alla fordon – en storlek passar alla
- Tåligen mot vatten, olja och fett
- Minska kostnader för bilklädseltvätt

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000088640	80307	3M™ Maskering Stolskydd, 80307	250	Styck	1	250

3M™ Självhäftande skyddstejp

3M™ Självhäftande absorberande skyddstejp är idealisk för ett brett utbud av tillfälligt ytskydd i industriella miljöer. Det vätsketäta lagret skyddar ytor från vatten, oljor, lösningsmedel och mer. Dess nonwoven yta fångar smuts, damm och skräp och förhindrar att de sprids i anläggningen. Dess självhäftande baksida håller den säkert på plats och kan tas bort utan rester.



- 3M™ Self-Stick Liquid Protection Fabric får inte användas på platser med explosiva koncentrationer av antändliga material eftersom statiska urladdningar kan inträffa. Det omfattar zoner med ATEX-klassificering 0, 1, 2 och 20, 21, 22
- Särskilt utformat ytskyddsmaterial för industri- och marintillämpning och olika tillämpningar inom bilbranschen
- Skyddar ytor tillfälligt mot de skadliga effekterna från vätskor, oljor och lösningsmedel, samtidigt som det fångar upp smuts

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100169348	36876	3M™ Självhäftande skyddstejp, Blå, 10,16 cm x 91,5 m, 36876	1	Pack	6	6
7100169347	36877	3M™ Självhäftande skyddstejp, Blå, 15,24 cm x 91,5 m, 36877	1	Pack	4	4
7100169505	36878	3M™ Självhäftande skyddstejp, Blå, 35,56 cm x 91,5 m, 36878	1	Rulle	1	1
7100169496	36879	3M™ Självhäftande skyddstejp, Blå, 71,12 cm x 91,5 m, 36879	1	Rulle	1	1
7100169352	36880	3M™ Självhäftande skyddstejp, Blå, 91,44 cm x 91,5 m, 36880	1	Rulle	1	1
7100169351	36881	3M™ Självhäftande skyddstejp, Blå, 121,92 cm x 91,5 m, 36881	1	Rulle	1	1
7100169350	36882	3M™ Självhäftande skyddstejp, Blå, 142,24 cm x 91,5 m, 36882	1	Rulle	1	1



Tejper

Tejp Skapa skarpa linjer och mjuka övergångar vid varje lackering. Välj tejp för listmaskering, maskering i dörröppningar, färger och mycket mer.

Maskeringstejper, specialtejper och maskeringspapper

Focus

Scotch® Maskeringstejp 3434

Scotch® Maskeringstejp 3434 kan användas för en mängd olika billackeringstillämpningar, inklusive sådana i varma och fuktiga miljöer. Vår högpresterande maskeringstejp i blått crepepapper har goda lösningsmedels- och vattentåliga egenskaper och kan användas i miljöer upp till 110°C. Den anpassar sig bra och har utmärkt hållkraft och slitstyrka.



- Lösningsmedels- och vattentålig, kan användas i miljöer upp till 110°C.
- Avlägsnas enkelt utan limöverföring och strimlande.
- Anpassar sig väl till svåra eller oregelbundna ytor utan att skadas.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100037748	07895	Scotch® Maskeringstejp 3434, blå, 18 mm x 50 m, 07895	48	Rulle	12	48
7100037749	07897	Scotch® Maskeringstejp 3434, blå, 24 mm x 50 m, 07897	36	Rulle	9	36
7100037750	07898	Scotch® Maskeringstejp 3434, blå, 36 mm x 50 m, 07898	24	Rulle	6	24
7100037744	07899	Scotch® Maskeringstejp 3434, blå, 48 mm x 50 m, 07899	20	Rulle	5	20

Focus

Scotch® Högpresterande maskeringstejp 233+

Scotch® Högpresterande maskeringstejp 233+ är en förstklassig pappersmaskeringstejp, designad för skadereparationer, marina tillämpningar och andra reparationstillämpningar.

Den sitter säkert på släta ytor utan att lämna häftämnesrester efter sig.

Denna tejp kan användas på alla vanliga karossytor och tillsammans med vatten- eller lösningsmedelsbaserade lacksystem.



- **HÖGSTA PRESTANDA:** Denna förstklassiga maskeringstejp för fordonsindustrin är designad för prestanda, mångsidighet och tillförlitlighet.
- **GODA FÄSTEGENSKAPER:** Fäster lätt och sitter fast på en mängd olika ytor, som plast, glas, metall och gummi.
- **MOTSTÅNDSKRAFTIG:** Ger pålitlig motståndskraft mot UV-strålning, temperatur, fukt, kemikalier och vatten- och lösningsmedelsbaserade lacker.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100006159	26334	Scotch® Högpresterande maskeringstejp 233+, Grön, 18 mm x 55 m, 26334	48	Rulle	12	48
7000048804	26336	Scotch® Högpresterande maskeringstejp 233+, Grön, 24 mm x 55 m, 26336	24	Rulle	1	24
7100007214	26338	Scotch® Högpresterande maskeringstejp 233+, Grön, 36 mm x 55 m, 26338	16	Rulle	1	16
7000048805	26340	Scotch® Högpresterande maskeringstejp 233+, Grön, 48 mm x 55 m, 26340	12	Rulle	3	12

Scotch® Maskeringstejp 2328

Använd vår Scotch®-2328 Masking Tape för många olika moment vid bilreparationen. Vår maskeringstejp har bra vidhäftning. Du får ett säkert grepp, ren borttagning och utmärkt kantdefiniering. Den formas också lätt och har rivningståliga kanter. Finns i flera olika bredder.

- Används i olika arbetsmoment som en tålig tejp för mediumsegmentet
- En formbar och mycket rivtålig tejp
- Lätt att ta bort och har utmärkt vidhäftning



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100137090	06304	Scotch® Maskeringstejp 2328, Beige, 18 mm x 50 m, , 06304	48	Rulle	12	48
7100136825	06309	Scotch® Maskeringstejp 2328, Beige, 24 mm x 50 m, 06309	36	Rulle	9	36
7100137088	06311	Scotch® Maskeringstejp 2328, Beige, 36 mm x 50 m, 06311	24	Rulle	6	24
7100137089	06313	Scotch® Maskeringstejp 2328, Beige, 48 mm x 50 m, 06313	24	Rulle	6	24
7100035734	51287	Scotch® Maskeringstejp 2328, Beige, 72 mm x 50 m, 51287	16	Rulle	4	16
7000095910	127858	Scotch® Maskeringstejp 2328, Beige, 100 mm x 50 m, 2328100	12	Rulle	1	12

Scotch® Premium Maskeringstejp 3030

Ger rena lacklinjer och bygger lite – Scotch® 3030 Premium Auto Refinish Masking Tape. Vår grönfärgade, mjuka, kreppade maskeringstejp har ett speciellt framtaget häftämne av korslänkat gummi som passar för många arbetsmoment i bilverkstaden.

- Används med vattenbaserade färgsystem
- Fastnar enkelt utan att släppa eller krusas
- Lätt och enkel att ta bort, lämnar inget häftämnen



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100038518	50977	Scotch® Premium Maskeringstejp 3030, Grön, 18 mm x 50 m, 50977	48	Rulle	12	48
7100039717	50978	Scotch® Premium Maskeringstejp 3030, Grön, 24 mm x 50 m, 50978	36	Rulle	9	36
7100041822	50980	Scotch® Premium Maskeringstejp 3030, Grön, 36 mm x 50 m, 50980	24	Rulle	6	24
7100037752	50981	Scotch® Premium Maskeringstejp 3030, Grön, 48 mm x 50 m, 50981	24	Rulle	6	24
7100037745	50982	Scotch® Premium Maskeringstejp 3030, Grön, 72 mm x 50 m, 50982	16	Rulle	4	16
7000088823	50983	Scotch® Premium Maskeringstejp 3030, Grön, 100 mm x 50 m, 50983	12	Rulle	1	12

Scotch® Maskeringstejp Profi 3430

Scotch® 3430 Profi Tape är en tålig maskeringstejp av crepepapper som tål höga temperaturer.

- Hög temperaturlåghet (upp till 100 °C upp till 1 timme)
- Vatten- och lösningsmedeltålig
- Formbar – idealisk för hörnmaskning



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100037742	06750	Scotch® Maskeringstejp Profi 3430, Brun, 18 mm x 50 m, 06750	48	Rulle	12	48
7100037743	06751	Scotch® Maskeringstejp Profi 3430, Brun, 24 mm x 50 m, 06751	36	Rulle	9	36
7100037751	06753	Scotch® Maskeringstejp Profi 3430, Brun, 36 mm x 50 m, 06753	24	Rulle	6	24
7100044280	06754	Scotch® Maskeringstejp Profi 3430, Brun, 48 mm x 50 m, 06754	20	Rulle	5	20

Scotch® Performance Maskeringstejp 244

Scotch® Performance Maskeringstejp 244 har en slät, gul pappersbaksida och ett 0,085 mm tjockt syntetiskt häftämne. Den här vattentäta tejen är särskilt beständig mot UV-strålning. Den har en bra temperaturlåghet (100 °C).



- Denna tejp är designad med en baksida av flatpaper med syntetiskt lim och erbjuder en god lösningsmedels- och vattenbeständighet och en bra färgförankring
- Beständig mot häftämnesrester och solljusstabil samt en bra temperaturlåghet (100 °C i 30 min)
- Den ger en bra färglinje, bra hantering, bra färgflagningsbeständighet och ren borttagning

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100046034	24418	Scotch® Performance Maskeringstejp 244, Guld, 18 mm x 50 m	48	Rulle	12	48
7100046035	24424	Scotch® Performance Maskeringstejp 244, Guld, 24 mm x 50 m	36	Rulle	9	36
7100046037	24436	Scotch® Performance Maskeringstejp 244, Guld, 36 mm x 50 m	24	Rulle	6	24
7100046038	24448	Scotch® Performance Maskeringstejp 244, Guld, 48 mm x 50 m	24	Rulle	6	24

Scotch® Maskeringstejp 233

Scotch® 233 Masking Tape är en tålig maskeringstejp gjord av mycket tunt beige crepepapper. Denna tåliga maskeringstejp är utmärkt resistent mot lösningsmedel och vatten och särskilt lämplig för att exponeras för höga temperaturer.



- Hög temperaturlåghet – upp till 120 °C upp till 1 timme
- Tål lösningsmedel. Anpassas efter konturer och kurvor
- Enkel att applicera, lätt att ta bort.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100036080	06354	Scotch® Maskeringstejp 233, Beige, 18 mm x 50 m, 06354	48	Rulle	12	48
7100037746	06355	Scotch® Maskeringstejp 233, Beige, 24 mm x 50 m, 06355	36	Rulle	9	36
7100044159	06357	Scotch® Maskeringstejp 233, Beige, 36 mm x 50 m, 06357	24	Rulle	6	24
7100037747	06358	Scotch® Maskeringstejp 233, Beige, 48 mm x 50 m, 06358	20	Rulle	5	20

Focus

3M™ Kantmaskeringstejp SEMFT Plus

Slipp extraarbete från oönskade lackkanter och spara tid med 3M™ PLUS Soft Edge Foam Masking Tape. Vår tejp är idealisk för maskning av dörröppningar, motorhuv eller koffertlucka som behöver tätas under ett lackeringsprojekt. Fästämnet sitter långt in på tejpens för att få så gott som osynliga färgövergångar.

- Undvik skarpa lackkanter i öppningar och på andra områden av fordonet
- Kortare lackeringstid med mindre extraarbete på oönskade lackkanter
- Fästämnet på avstånd och rörformad modell för att anpassa tätningen efter öppningen



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000034714	50421	3M™ Kantmaskeringstejp SEMFT Plus, Blå, 21 mm x 49 m, 50421	1	Rulle	1	1

Focus

3M™ Kantmaskeringstejp SEMFT

Maskera dörröppningar, motorhuv, koffertlucka och andra fordonsdelar med 3M™ Soft Edge Foam Masking Tape. Vår tejp är perfekt för lackering över tätningar och gör att du sparar tid från extraarbete från oönskade tejpkanter.

- Du kan täta och maskera öppningarna och slipper hårda lackkanter
- Du slipper extraarbete från oönskade lackkanter, vilket sparar tid och pengar
- Specialgjort material av polyuretanskum



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000034663	09678	3M™ Kantmaskeringstejp SEMFT, Vit, 13 mm x 50 m, 09678	1	Rulle	1	1
7000034664	09973	3M™ Kantmaskeringstejp SEMFT, Vit, 19 mm x 35 m, 09973	1	Rulle	1	1

Focus

3M™ Smooth Transition Kantmaskeringstejp

Vår 3M™ Smooth Transition Tape är ett snabbt, enkelt sätt att slippa det extraarbete som skarpa lackskarvar kan orsaka. Den är speciellt framtagen för att ge en mjuk övergång till originallacken: ett förhöjt mittparti innehåller fästmedel, medan lacken jämnas ut naturligt under kanten för nästan osynliga lackskarvar.

- Slipp svåra lackskarvar
- Lägg på och ta bort enkelt och snabbt
- Lämnar en mjuk färgövergång – inga skarpa färgkanter vid lackering efter krockskador



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000000459	06800	3M™ Smooth Transition Kantmaskeringstejp, Vit, 21 mm x 9 m, 06800	60	Rulle	5	60

3M™ Trim Masking Tejp perforerad

3M™ Perforerad kantmaskeringstejp är försedd med ett styvt band längs ena kanten, som smidigt skjuts in under lister så att de kan lyftas en aning från karossen. Tack vare tejpens kan färgen nå in under listerna, samtidigt som ovansidan är maskerad. Du får en professionell lackering utan att behöva ta bort eller ersätta listerna eller få extraarbete med att avlägsna lackkanter. Perforeringen gör det enkelt att riva av tejpens för hand, vilket sparar tid.



- Tack vare perforeringen kan du riva av tejpens för hand utan verktyg
- Styvt band utefter tejpens kanten lyfter listerna lätt från karossen och döljer skarpa lackkanter
- Snabbare lackering – inget behov av att ta bort eller rengöra karossens lister

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100145500	06345	3M™ Trim Masking Tejp perforerad, 5 mm hårdplast, 51 mm x 10 m, 06345	6	Rulle	1	6
7100145503	06347	3M™ Trim Masking Tejp perforerad, 7 mm hårdplast, 50,8 mm x 10 m, 06347	6	Rulle	1	6
7100145501	06349	3M™ Trim Masking Tejp perforerad, 10 mm hårdplast, 50,8 mm x 10 m, 06349	6	Rulle	1	6
7100145502	06348	3M™ Trim Masking Tejp perforerad, 15 mm hårdplast, 50,8 mm x 10 m, 06348	6	Rulle	1	6

Scotch® Finlinjetejp 218

Spara tid och skapa exakta, tunna streck vid lackering av bilkarossen, med Scotch®-randningstejp. Vår 2,5 cm (1 tum) breda tejp är färdigslitsad och klar för användning. Lägg bara på den specialgjorda tejpens och dra bort upp till åtta 1/6 tum (4 mm) breda remsor för att exponera områden som ska lackeras.



- Skapar snabbt och enkelt smala ränder, utan blödning
- Utmärkt flerfärgsrandning, tejpens tål lösningsmedels- och vattenburna ytbehandlingar
- Häftämnet gör att det tidigt går att tejpa över nylackad grundfärg, utan att riskera skador

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000029139	06314	Scotch® Finlinjetejp 218, 25,4 mm x 13,9 m, 06314	12	Rulle	1	48

Scotch® Finlinjemaskeringstejp 218

3M™ Scotch® Finlinjemaskeringstejp 218 är en tunn olivgrön tejp med gummihaftämne och ryggmaterial av polypropen. Passar bra för maskering av raka linjer.

Ryggmaterialet formar sig även lätt efter runda kanter och tejpens är lätt att riva av för hand. Fäster mot akrylfärg och tillåter snabb övermålning utan påtaglig risk att skada underlaget. För bästa resultat bör finlinjemaskeringstejpen avlägsnas innan färgen har torkat helt. Tål temperaturer upp till 120°C i 30 minuter.



- Klarar temperaturer upp till 120°C i 30 minuter
- Gummilim för omedelbar vidhäftning
- Lätt att riva av

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000050052	6306	Scotch® Finlinjemaskeringstejp 218, Grøn, 1.6 mm x 55 m, 0.127 mm	12	Rulle	1	144
7000048456	6301	Scotch® Finlinjemaskeringstejp 218, Grøn, 6 mm x 55 m, 0.127 mm	12	Rulle	1	144
7000048457	6302	Scotch® Finlinjemaskeringstejp 218, Grøn, 9 mm x 55 m, 0.127 mm	12	Rulle	1	96
7000048458	6303	Scotch® Finlinjemaskeringstejp 218, Grøn, 12 mm x 55 m, 0.127 mm	12	Rulle	1	72

3M™ Svetspapper

3M™ Welding and Spark Deflection Paper skyddar angränsande vertikala ytor mot svetsloppor och slipgnistor. Vårt svårantändliga papper har en självhäftande baksida och kan enkelt appliceras på vertikala ytor. Den självhäftande baksidan gör att svetspapperet enkelt kan flyttas allteftersom arbetet fortskrider.

- Welding and Spark Deflection Paper skyddar vertikala ytor från gnistor och svetsloppor
- Rekommenderas vid svetsning eller slipning
- Självhäftande baksida gör appliceringen enkel



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000045694	05916	3M™ Svetspapper, 61 cm x 45,7 m, 05916	2	Rulle	1	2

Vinyltejper

3M™ Vinyltejp 471+

3M™ vinyltejp 471+ används för noggrann maskering i enkla eller komplicerade mönster. Tejpen kan tas bort utan att lämna limrester även efter 30 minuters värmebehandling vid 121 °C. Den lyfter inte från sammansatta ytor, konturer, håligheter och vinklar, vilket gör det möjligt att måla med precision.



- Tejpen kan tas bort utan att lämna limrester efter 30 minuters värmebehandling vid 121 °C. Den lämnar inte ens några spöktryck.
- Den flexibla och formbara tejpen ger fina linjer när du målar ränder, har bra färgseparation och fungerar väl i komplicerade design.
- Den halvgenomskinliga baksidan förenklar maskeringen vid enkla och komplicerade mönster.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100055258	6404A	3M™ Vinyltejp 471+, Blå, 3 mm x 32 m, 0.14 mm, PN6404	12	Rulle	1	144
7100055835	6405A	3M™ Vinyltejp 471+, Blå, 6 mm x 32 m, 0.14 mm, PN6405	12	Rulle	1	144

Dubbelhäftande tejper, Monteringstejper och Transfertejper

3M™ Press-In-Place Emblem Tejp

3M™ Press-In-Place Emblem Adhesive, lim för bildekaler kan du flytta emblem med befintlig skumtejp och fästa dem igen.



- Tryckkänsligt häftämne fäster bilemblem och lister
- Tryck helt enkelt emblemet på häftämnet och placera emblemet på bilen
- Smidig användning utan kladdiga droppar eller rinnande medel som ofta uppstår med vanligt lim

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000045704	08069	3M™ Press-In-Place Emblem Tejp, 50,8 mm x 305 mm, 08069	60	Styck	10	60



Andningsskydd

Andningsskydd Personlig skyddsutrustning för dina teknikers hälsa är viktigt för att skydda din verksamheten. 3M:s personliga skyddsprodukter kan hjälpa dig att skydda dina arbetare: En lackeringsverkstads mest värdefulla resurs!

Arbetsplatssäkerhet



Pålitliga processer och säkert arbete börjar långt innan du tar det första steget.

	Partikelmask	Halvmask	Heltäckande andningsskydd med friskluftstillförsel	Fläktassisterade andningsskyddssystem	Säkerhet Glasögon/korgglasögon
Processteg					
Förberedelse					
Applicering av spackel					
Torrslipning					
Blanda lack					
Målning					
Polering / Ytbehandling					

* Följ alltid nationella bestämmelser om lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) för användning mot faror, inklusive isocyanater. Den personliga skyddsutrustningen som visas kanske inte är tillräcklig eller lämplig för ditt specifika användningsområde eller de ämnen som används.

Hörselskydd	Skyddsoverall för lack	Standard-overaller	Handskar	Rengöring av huden	Hudskyddskrä
					
					
					
					
					
					
					

Andningsskydd för engångsbruk

3M™ Aura™ 9300+-serien filtrerande halvmask

3M™ Aura™ 9300+-serien filtrerande halvmask har en ergonomisk, vikbar design med 3-panel design och ett filtermedium som ger lågt andningsmotstånd. Våra andningsskydd finns i skyddsnivåerna FFP1, FFP2 och FFP3, med eller utan ventil, och har en innovativ flik för enkel justering och enpräglad, skulpterad övre panel som motverkar imbildning på glasögon.



- Den smarta designen med 3-panel design ger mer utrymme för ansiktsrörelser när du pratar
- Filterteknik med lågt andningsmotstånd hjälper dig att andas lätt
- Finns med 3M™ Cool Flow™-ventil som motverkar värmeuppbbyggnad

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100241313	9320D+	3M™ Aura™ filtrerande halvmask, FFP2, utan ventil, bulk, 9320D+	440	Styck	1	440
7100231525	9330+ BULK	3M™ Aura™ filtrerande halvmask, FFP3, utan ventil, 9330+Gen3 RU	440	Styck	1	440

Helmasker

3M™ Återanvändbar helmask 6000-serien

3M™ Återanvändbara helmasker 6000-serien har en stor polykarbonatlins och en mjuk maskstomme av elastomer. 3M™ Bajonettkopplingssystem gör det möjligt att koppla till en mängd olika 3M dubbla lättviktsfilter. 6000-serien är lätt och har en 3M™ Cool Flow™-ventil och fyrarems-upphängning.



- Mjuk maskstomme av elastomer för bärarkomfort
- Upphängningen med fyra remmar gör det enkelt att ta på och av masken
- Stor polykarbonatlins ger bra synlighet och uppfyller relevanta prestandakrav enligt EN166:B

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100015052	6900L	3M™ Återanvändbar helmask, Large, 6900	4	Styck	1	4
7100015974	6700S	3M™ Återanvändbar helmask, Small, 6700	4	Styck	1	4

Halvmasker

3M™ Andningsskydd startkit 06782

Med användningsklara andningsskyddskit har du en säker lösning för målningsarbeten. Det användningsklara kitet innehåller en återanvändbar halvmask i mediumstorlek med en uppsättning A2P2 R-filter för att skydda mot organiska ångor och partiklar. Mjuk maskstomme i silikon för komfort och hållbarhet med Cool Flow-ventil för minskad uppbyggnad av värme och fukt. Halvmask med låg profil och dubbla filter för en balanserad, säker passform



- Det användningsklara andningsskyddskitet innehåller en halvmask och en uppsättning filter
- Maskstomme av mjukt silikon ger komfort och hållbarhet
- Lätta, kräver lite underhåll, prisvärda och enkla att hantera

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100049925	6782	3M™ Andningsskydd startkit, A2P2 R Filter, Medium halvmask, 06782	4	Kit	1	4

3M™ Återanvändbar halvmask 7500-serien

3M™ Återanvändbar halvmask i 7500-serien är försedd med dubbel filterdesign och bajonettfattning, och kan användas med ett brett sortiment av 3M lättnviktsfilter. Våra återanvändbara masker i 7500-serien har 3M™ Cool Flow™-ventil, en mjuk tätningsyta för komfort, och en unik bandställ med en valfri drop-down rem.



- Den mjuka tätningsytan och det låga andningsmotståndet gör dem bekväma att bära och arbeta i under långa tidsperioder
- Cool Flow™-ventilen minskar värmeuppbyggnad genom att släppa ut varm utandningsluft
- Designad med dubbla filter för jämn viktfordelning och minsta möjliga störning av synfältet

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000104178	7503	3M™ Återanvändbar halvmask, Large, 7503	10	Styck	1	10
7000104177	7502	3M™ Återanvändbar halvmask, Medium, 7502	10	Styck	1	10
7000104176	7501	3M™ Återanvändbar halvmask, Small, 7501	10	Styck	1	10

3M™ Secure Click™ Återanvändbar halvmask HF-800-serien

3M™ Secure Click™ Återanvändbar halvmask HF-800-serien, designad med smarta och intuitiva funktioner, är enkel, bekväm och pålitlig. Finns i tre storlekar small, medium och large. Våra andningsskydd är alla utrustade med valbart talmembran.



- Bättre andningsförmåga och komfort tack vare världens första fyrdelade filterpatrons-system
- Tätningskontroll med ett knapptryck så att du enkelt kan kontrollera att andningsskyddet sluter tätt mot ansiktet
- Talmembranet är utformat för att förenkla kommunikationen under arbetet

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100172006	HF-801SD	3M™ Secure Click™ återanvändbar halvmask, Talmembran, Small, HF-801SD	10	Styck	1	10
7100172005	HF-803SD	3M™ Secure Click™ återanvändbar halvmask, talmembran, Large, HF-803SD	10	Styck	1	10
7100171980	HF-802SD	3M™ Secure Click™ återanvändbar halvmask, talmembran, Medium, HF-802SD	10	Styck	1	10

Patroner och filter

3M™ Gas- ång- och partikelfilter

3M™ Gas-, ång- och partikelfilter har en bajonettkoppling som passar ett brett utbud av kompatibla 3M™ Återanvändbara halv- och helmasker. Den bakåtsvepta profilen är designad för att optimera ditt synfält. Vårt utbud av lättviktsfilter erbjuder välbalanserat andningsskydd för farliga miljöer.



- Skyddar mot en rad ångor, gaser och partiklar
- Förenar skydd med komfort och balans
- Design med låg profil för att optimera ditt synfält

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000034747	6059	3M™ Filter mot gas och ånga, ABEK1, 6059	64	Styck	2	64

3M™ Secure Click™ Gas- ång- och partikelfilter D8000-serien

3M™ Secure Click™ Gas-, ång- och partikelfilter D8000-serien kan erbjuda skydd mot en rad andningsrisker beroende på vald modell. Använd med 3M™ Secure Click™ Återanvändbara andningsskydd. Nya filter och patroner med dubbelt flöde förenklar andningen.



- Nya filter och patroner med dubbelt flöde förenklar andningen
- Skyddar mot en rad andningsrisker beroende på vald modell
- Snabb, enkel filterpatronkoppling. Justera kopplingarna mot varandra och tryck tills du hör ett klick

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100153224	D8051	3M™ Secure Click™ Gas-, ång- och partikelfilter, A1, med Dual Flow, D8051	32	Pack	1	32
7100153226	D8059	3M™ Secure Click™ Gas-, ång- och partikelfilter, A1B1E1K1 R, med Dual Flow, D8059	32	Pack	1	32
7100153236	D8094	3M™ Secure Click™ Gas-, ång- och partikelfilter, A1B1E1K1P3 R, med Dual Flow, D8094	32	Pack	1	32
7100153231	D8055	3M™ Secure Click™ Gas-, ång- och partikelfilter, A2, med Dual Flow, D8055	32	Pack	1	32
7100153235	D8095	3M™ Secure Click™ Gas-, ång- och partikelfilter, A2P3 R, med Dual Flow, D8095	32	Pack	1	32

Andningsskydd

3M™ Secure Click™ Partikelfilter

3M™ 3M Secure Click™-seriens partikelfilter är CE-godkända för miljöer som innehåller vissa partiklar. För användning med 3M™ Secure Click™ Andningsskydd



- Nya patroner och filter med dubbelt flöde förenklar andningen
- Skyddar mot partiklar med valbart skydd mot störande nivåer av organiska ångor/sura gaser
- Snabb, enkel koppling. Justera kopplingarna mot varandra och tryck tills du hör ett klick

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100206892	D9038	3M™ Secure Click™ Hard Case partikelfilter med fluorväte och skydd mot störande nivåer av organiska ångor och sura gaser, hårt fodral, P3 R, D9038	40	Pack	1	40
7100197283	D7915	3M™ Secure Click™ Partikelfilter, P1 R, D7915	320	Styck	4	320
7100197481	D3125	3M™ Secure Click™ Partikelfilter, P2 R, D3125	40	Pack	1	40
7100197286	D7925	3M™ Secure Click™ Partikelfilter, P2 R, D7925	320	Styck	4	320
7100197284	D3135	3M™ Secure Click™ Partikelfilter, P3 R, D3135	40	Pack	1	40
7100197285	D7935	3M™ Secure Click™ Partikelfilter, P3 R, D7935	320	Styck	4	320
7100197270	D3138	3M™ Secure Click™ Partikelfilter, med skydd mot störande nivåer av organiska ångor, sura gaser och ozon upp till 10 × OEL P3 R, D3138	40	Pack	1	40

Delar och tillbehör till återanvändbara andningsskydd

3M™ Secure Click™ Filterhållare för återanvändbara andningsskydd



3M™ Secure Click™ Filterhållare för återanvändbara andningsskydd gör det möjligt för användare att lägga till partikelskydd till befintliga 3M™ Secure Click™ Filter mot gas och ånga för användning inom ett större tillämpningsområde. För användning med 3M™ Secure Click Partikelfilter 7000-serien, 3M™ Filterhållare för återanvändbara andningsskydd gör det möjligt för användare att enkelt kombinera sitt skydd för användning mot ett brett utbud av gas-, ång- och partikelfaror, eller en kombination av dessa.

- Kombinera enkelt 3M™ Secure Click™ Filter mot gas och ånga med 3M™ Secure Click™ Partikelfilter D7000-serien
- Kopplar 3M™ Secure Click™ Partikelfilter 7000-serien till 3M™ Secure Click™ Filter mot gas och ånga
- Speciellt designad för 3M™ Secure Click™ Återanvändbara andningsskydd

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100184498	D701	3M™ Secure Click™ Filterhållare för återanvändbart andningsskydd, D701	100	Styck	10	100

Andningsskydd

3M™ Underhållsfritt återanvändbart andningsskydd 0694X+

3M™ Underhållsfria återanvändbara andningsskydd i 0694X+-serien är ett sortiment av enkla och användningsklara andningsskydd med integrerad patron och filter. Den förbättrade ventilen hjälper till att minska andningsmotståndet, och den tätsittande, silikonfria,präglade ansiktstättningen är mjuk och allergivänlig. Inkluderar en återförslutbar påse för hygienisk förvaring och transport.

- En förbättrad ventil hjälper till att minska andningsmotståndet för behagligare andning
- Lätt och välbalanserad design
- Integrerade filter gör att den är redo att användas och underhållsfri



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100113099	6941+	3M™ Underhållsfri återanvändbar halvmask, FFA1P2R R D-filter, 06941+	10	Styck	1	10
7100113100	6942+O	3M™ Underhållsfri återanvändbar halvmask, FFA2P3R R D-filter, 06942+	10	Styck	1	10

3M™ Filterhållare för återanvändbart andningsskydd

3M™ Filterhållare för återanvändbara andningsskydd gör det möjligt för användare att lägga till partikelskydd till befintliga 3M™ Filter mot gas och ånga för användning inom ett större tillämpningsområde. För användning med 3M™ Partikelfilter 5000-serien, 3M™ Filterhållare för återanvändbara andningsskydd gör det möjligt för användare att enkelt kombinera sitt skydd för användning mot ett brett utbud av gas-, ång- och partikelfaror, eller en kombination av dessa.

- Kombinera enkelt 3M™ Filter mot gas och ånga med 3M™ Partikelfilter 5000-serien
- Kopplar 3M™ Partikelfilter 5000-serien till 3M™ Filter mot gas och ånga
- Speciellt designad för 3M™ Återanvändbara andningsskydd



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100066103	501	3M™ Filterhållare för återanvändbart andningsskydd, 501	20	Styck	2	20

3M™ Återanvändbara visir och linsskydd

3M™ Visir- och linsskydd för återanvändbara andningsskydd är vårt sortiment av skydd utformade för att förlänga livslängden på 3M™ Linser för återanvändbara andningsskydd.

- Utformad för användning med 3M™ Återanvändbara andningsskydd
- Förlänger maskens livslängd under användning och förvaring
- Reservdel eller ersättningsdel



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100188168	6885	3M™ Heltäckande ansiktsskydd för återanvändbart andningsskydd, för 3M™ Återanvändbar helmask 6000-serien, 6800	100	Styck	25	100

■ Andningsskydd

Huvor och visir

3M™ Versaflo™ huvudskydd och huvor i S-serien

3M™ Versaflo™ huvudskydd i S-serien erbjuder en mängd olika alternativ för ansiktstätningar, kragar, höljen och upphängningar, vilket gör att du kan välja det andningsskydd som ger mest värde och komfort för ditt team.

- S-seriens huvudskydd med andningsskydd är speciellt utformade för att fungera tillsammans med ditt Versaflo™ fläktassisterade andningsskydd och 3M™ system med tryckluftsmatade andningsskydd.
- Skyddar huvud, ansikte, nacke och axlar från damm och färgspray
- Ger ett bra synfält



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100079870	S655E	3M™ Versaflo™ Förstklassig ersättningshuvor med innerkrage, S-655	1	Styck	1	1

3M™ Versaflo™ S-100 huvudskydd i S-serien

3M™ S-100-seriens huvudskydd finns tillgängliga med olika storlekar.

- För användning med utvalda 3M™ Fläktassisterade andningsskydd och Tryckluftsmatade andningsskydd
- Ger begränsad täckning för huvud och ansikte
- Erbjuder begränsat ansikts- och ögonskydd mot vätskestänk, luftburna partiklar och damm (kornstorlek F)



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000000142	S133L1	3M™ Versaflo™ Huvudskydd med integrerad upphängning, Large, S-133L	1	Styck	1	1
7000044300	S133S	3M™ Versaflo™ Huvudskydd med integrerad upphängning, Small, S-133S	1	Styck	1	1

3M™ Versaflo™ ansiktsskydd och hjälmar i M-serien

3M™ Versaflo™ M-seriens visir och hjälmar kan hjälpa till att skydda dina anställda från en mängd olika andnings- och slagrelaterade faror samtidigt som komforten bibehålls. De är lätta, kompakta och lätta att underhålla.

- M-serien är speciellt utformad för att fungera tillsammans med ditt 3M™ Versaflo™ fläktassisterat andningsskydd och 3M™ tryckluftsmatade andningsskydd
- En ventil gör det möjligt för användaren att rikta luftflödet inuti huvudtoppen för bättre komfort
- Fullt justerbar fjädring för anpassad passform och viktfordelning



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100257937	M306	3M™ Versaflo™ Hjälme med bekväm ansiktstätning, M-306	1	Styck	1	1
7000104037	M406	3M™ Versaflo™ Hjälme med mycket tåligt skyddsdok, M-406	1	Styck	1	1

Fläktassisterade andningsskyddssystem

3M™ Versaflo™ EX-klassade fläktassisterade andningsskydd i TR-600-serien, startpaket

3M™ Versaflo™ Fläktenhet TR-619E, startpaket, ger komplett andningsskydd mot partiklar, gaser och ångor. Startpaketet innehåller allt du behöver för att komma igång, inklusive en TR-602E-fläktenhet, A2P-filter, filterkåpa, förfilter, gnistskydd, Easy Clean-bälte, högkapacitetsbatteri, batteriladdare för ett (1) batteri, BT-30 justerbar andningsslang, samt luftflödesindikator. Lägg bara till en 3M™ Versaflo™ Huvudtopp, så har du ett komplett andningsskydd.



- Enkelt startpaket som innehåller alla komponenter du behöver för att komma igång. Lägg bara till en lämplig huvudtopp
- Användarvänligt, mångsidigt andningsskydd mot damm, dimma, ångor och organiska ångor
- Paketet inkluderar en TR-602E-fläktenhet, A2P-filter, filterkåpa, förfilter, gnistskydd, bälte som är enkelt att rengöra, högkapacitetsbatteri, batteriladdare för ett batteri, BT-30 justerbar andningsslang samt luftflödesindikator.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100053532	TR619E	3M™ Versaflo™ Fläktassisterat andningsskydd, startpaket, TR-619E	1	Styck	1	1

3M™ Versaflo™ EX-klassade Fläktassisterade andningsskydd, startpaket, TR-800-serien

3M™ Versaflo™ startpaket för EX-klassad fläktenhet TR-819E är vårt praktiska paket som är godkänt för zon 0 och passar därför för områden där potentiellt explosiv atmosfär är förväntad och varaktig under normal drift. Paketet är klart att användas och innehåller allt du behöver för att komma igång. Paketet TR-819E är godkänt att användas med många olika mjuka Versaflo™ huvudtoppar i S-serien och hårda huvudtoppar i M-serien, och är ATEX-certifierat och CE-godkänt.



- Behändigt paket som är klart att användas
- Godkänt att användas med många olika mjuka Versaflo™ huvudtoppar i S-serien och hårda huvudtoppar i M-serien
- Inklusive ett laddningsbart litiumjonbatteri med standardkapacitet

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100169180	TR-819E	3M™ Versaflo™ Startpaket för EX-klassad fläktenhet TR-819E	1	Styck	1	1

Patroner och filter till fläktenheter

3M™ Versaflo™ Filter till fläktassisterat andningsskydd i TR-600- och TR-800-serien

3M™ Versaflo™ Filter till fläktassisterade andningsskydd i TR-600- och TR-800-serien ska användas tillsammans med 3M™ Versaflo™ Fläktassisterade andningsskydd i TR-600- och TR-800-serien, samt en 3M™-godkänd huvudtopp eller ansiktsmask. Vi har filter som erbjuder skydd endast mot farliga partiklar, och filter som skyddar mot kombination av gas, ånga och partiklar.



- Kompatibel med 3M™ Versaflo™ fläktassisterade andningsskyddssystem TR-600 och TR-800
- Andningsskydd mot damm, dimma, ångor och andra faror med partiklar, och en mängd olika gas- och ångrisker, inklusive organisk ånga, sur gas, icke organiska gaser, ammoniak och kvicksilverångor
- Lätt att montera

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100020998	TR6310E	3M™ Versaflo™ Filter till fläktassisterat andningsskydd A2P TR-6310E	5	Styck	1	5
7100020997	TR6130E	3M™ Versaflo™ Filter till fläktassisterat andningsskydd ABE1P TR-6130E	1	Styck	1	5
7100020999	TR6580E	3M™ Versaflo™ Filter till fläktassisterat andningsskydd ABE2K1HgP, TR-6580E	5	Styck	1	5
7100020971	TR6710E	3M™ Versaflo™ Partikelfilter till fläktassisterat andningsskydd, TR-6710E	5	Styck	1	5

3M™ Förfilter till fläktassisterat andningsskydd



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100236854	SS6600	3M™ Förfilter SS-6600	100	Styck	20	100
7100236853	SS6601	3M™ Förfilter och förfilterhållare SS-6601	5	Styck	1	5
7100021255	TR6600	3M™ Versaflo™ Grundfilter TR-6600	50	Styck	10	50
7100237884	SS6602	3M™ Förfilterhållare SS-6602	10	Styck	2	10

Tryckluftsmatade andningsskyddssystem

3M™ Tryckluftsmatat andningsskydd i S200+-serien

3M™ Versaflo™ S-200+ Tryckluftsmatat andningsskydd som, när det används tillsammans med en godkänd 3M-ansiktsmask, ger andningsskydd mot partiklar, gaser, ångor och kombinationseffekter.



- För användning med 3M™ Andningsskydd med helmask i 6000-serien och 3M™ Andningsskydd med halvmask i 7500-serien
- Ger skydd mot små partiklar såsom fint damm, aerosoler, sprayfärg, metallånga, gaser, ångor och kombinerade effekter.
- Systemet ger ett konstant luftflöde över ansiktet för maximal användarkomfort

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000144500	6972	3M™ Tryckluftsmatat andningsskydd, 06972	1	Styck	1	1
7000144498	S200+	3M™ Tryckluftsmatat andningsskydd, S-200+	1	Styck	1	1

Delar och tillbehör

3M™ Skyddshölje till fläktassisterat andningsskydd

3M™ skydd till fläktassisterade andningsskydd är ersättningsskydd utformade för att skydda 3M™ fläktassisterade andningsskydd. 3M™ skydd till fläktassisterade andningsskydd skyddar både turboenheten till det fläktassisterade andningsskyddet och andningsslangen mot skräp, stänk och sprayföroreningar.



- Reservhöljen utformade för att skydda mot stänk och sprutning
- För användning med vissa 3M™ Fläktassisterade andningsskydd
- Reservdel

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100260718	TR-681	3M™ Versaflo™ PAPR-skydd TR-681, för TR-600/800 PAPR	10	Styck	1	10



Ögonskydd

Skyddsglasögon

3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 200-serien

3M™ SecureFit™ 200-serien är lätta skyddsglasögon med 3M™ pressure diffusion temple-teknik. Våra glasögon har en omslutande design som är säker och bekväm. De finns i olika linsfärger.



- Ekonomiska och lätta (18 gram) 3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon
- 3M:s innovativa SecureFit™ pressure diffusion temple-teknik innebär att skalmarna är flerdelade för att trycket ska fördelas på ett bekvämt sätt. Skalmarna anpassar sig efter storleken på användarens huvud
- 3M™ Scotchgard™ anti-fog-beläggning ger överlägset skydd mot imma och repor (finns på vissa modeller)

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100185279	SF201SGAFBLU	3M™ SecureFit™ 200 skyddsglasögon, blå/svart båge, Scotchgard™ reptålig anti-fog-beläggning (K&N), klar lins, SF201SGAF-BLU-EU	20	Styck	1	20
7100112180	SF201AS	3M™ SecureFit™ 200 skyddsglasögon, reptåliga, klar lins, SF201AS-EU	20	Styck	1	20
7100112010	SF202AF	3M™ SecureFit™ 200 skyddsglasögon, reptåliga/anti-fog, grå lins, SF202AS/AF-EU	20	Styck	1	20

3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 400-serien

3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon i 400-serien har en lätt design med en ramlös polykarbonatlins, 3M™ pressure diffusion temple-teknik, breda flexibla skalmar och mjuk, justerbar näsbrygga.



- Bekväma sortimentet med 3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon med mjuk justerbar näsbrygga och mjuka skalmändar för ökad komfort och bättre passform
- 3M:s innovativa SecureFit™ pressure diffusion temple-teknik innebär att skalmarna är flerdelade för att trycket ska fördelas på ett bekvämt sätt. Skalmarna anpassar sig efter storleken på användarens huvud.
- 3M™ Scotchgard™ anti-fog-beläggning ger överlägset skydd mot imma och repor (finns på vissa modeller)

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100148072	SF407SGAFBLU	3M™ SecureFit™ 400 skyddsglasögon, blå/grå båge, Scotchgard™ reptålig anti-fog-beläggning (K&N), grå lins för inomhus/utomhus, SF407SGAF-BLU-EU	20	Styck	1	20
7100148052	SF402SGAFBLU	3M™ SecureFit™ 400 skyddsglasögon, blå/grå båge, Scotchgard™ reptålig anti-fog-beläggning (K&N), grå lins, SF402SGAF-BLU-EU	20	Styck	1	20
7100148074	SF401SGAFBLU	3M™ SecureFit™ 400 skyddsglasögon, blå/grå båge, Scotchgard™ reptålig anti-fog-beläggning (K&N), klar lins, SF401SGAF-BLU-EU	20	Styck	1	20
7100148073	SF401SGAFBLUF	3M™ SecureFit™ 400 skyddsglasögon, blå/grå båge, skum, Scotchgard™ reptålig anti-fog-beläggning (K&N), klar lins, SF401SGAF-BLU-F-EU	20	Styck	1	20
7100148081	SF403SGAFYEL	3M™ SecureFit™ 400 skyddsglasögon, gul/svart båge, Scotchgard™ reptålig anti-fog-beläggning (K&N), gul lins, SF403SGAF-YEL-EU	20	Styck	1	20
7100148026	SF401SGAFRED	3M™ SecureFit™ 400 skyddsglasögon, röd/grå båge, Scotchgard™ reptålig anti-fog-beläggning (K&N), klar lins, SF401SGAF-RED-EU	20	Styck	1	20
7100148082	SF405SGAFBLA	3M™ SecureFit™ 400 skyddsglasögon, svart/brun båge, Scotchgard™ reptålig anti-fog-beläggning (K&N), brun lins, SF405SGAF-BLA-EU	20	Styck	1	20
7100148075	SF406SGAFBLA	3M™ SecureFit™ 400 skyddsglasögon, svart/brun båge, Scotchgard™ reptålig anti-fog-beläggning (K&N), orange lins, SF406SGAF-BLA-EU	20	Styck	1	20
7100078880	SF408AS	3M™ SecureFit™ 400 skyddsglasögon, svart/grön båge, reptåliga, blå spegellins, SF408AS-EU	20	Styck	1	20
7100078988	SF410AS	3M™ SecureFit™ 400 skyddsglasögon, svart/grön båge, reptåliga, spegellins för inomhus/utomhus, SF410AS-EU	20	Styck	1	20
7100078987	SF402AF	3M™ SecureFit™ 400 skyddsglasögon, svart/grön båge, reptåliga/anti-fog, grå lins, SF402AS/AF-EU	20	Styck	1	20
7100078986	SF403AF	3M™ SecureFit™ 400 skyddsglasögon, svart/grön båge, reptåliga/anti-fog, gul lins, SF403AS/AF-EU	20	Styck	1	20
7100078989	SF401AF	3M™ SecureFit™ 400 skyddsglasögon, svart/grön båge, reptåliga/anti-fog, klar lins, SF401AS/AF-EU	20	Styck	1	20

Skyddsglasögon, korgglasögon

3M™ GoggleGear™ Skyddsglasögon goggles i 2890-serien

3M™ GoggleGear™ Skyddsglasögon, goggles i 2890-serien är omslutande skyddsglasögon som finns med reptålig anti-fog-beläggning för ökad livslängd och sikt. Våra skyddsglasögon har en modern, smäcker design och ett brett elastiskt band för enkel justering.



- 3M™ GoggleGear™ Skyddsglasögonsortiment med stor profil som passar på de flesta vanliga glasögon
- Alternativ med polykarbonatlins finns för slagtålighet, och alternativ med acetatlins finns för förbättrad kemikaliebeständighet
- Det finns versioner med indirekt ventilation tillgängliga som skyddar mot vätskedroppar och stora dammpartiklar och versioner med tät ventilation för att skydda mot små dammpartiklar och gas

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100146291	2891S-SGAF	3M™ Skyddsglasögon, goggles i 2890-serien, förseglade, Scotchgard™ reptålig anti-fog-beläggning (K&N), klar lins, 2891S-SGAF	10	Styck	1	10
7000032483	2890SA	3M™ Skyddsglasögon, goggles i 2890-serien, förseglade, anti-fog, klar acetatlins, 2890SA	10	Styck	1	10
7000061924	2890S	3M™ Skyddsglasögon, goggles i 2890-serien, förseglade, reptåliga/anti-fog, klar polykarbonatlins, 2890S	10	Styck	1	10
7100010431	2895S	3M™ Skyddsglasögon, goggles i 2890-serien, förseglade, reptåliga/anti-fog, svetsningstäthetsgrad 5.0, 2895S	10	Styck	1	10
7100146292	2891-SGAF	3M™ Skyddsglasögon, goggles i 2890-serien, med indirekt ventilation, Scotchgard™ reptåliga anti-fog-beläggning (K&N), klar lins, 2891-SGAF	10	Styck	1	10
7000032481	2890A	3M™ Skyddsglasögon, goggles i 2890-serien, med indirekt ventilation, anti-fog, klar acetatlins, 2890A	10	Styck	1	10
7000032480	2890	3M™ Skyddsglasögon, goggles i 2890-serien, med indirekt ventilation, reptåliga/anti-fog, klar polykarbonatlins, 2890	10	Styck	1	10



Hörselskydd

Hörselproppar

3M™ Hörselproppar i 1100-serien

3M™ 1100 Hörselproppar är engångsproppar av skum som förs in i hörselgången för att minska exponeringen för farliga bullernivåer med upp till 35 dB, testade i enlighet med EN 352-2:2020.

- Sänker bullernivåerna med upp till 35 dB, testade i enlighet med EN 352-2:2020
- Den avsmalnande designen ger bra passform för de flesta öron
- Det mjuka, allergivänliga skummet mjuknar med kroppstemperaturen för en bekväm användning



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100100638	1110	3M™ Hörselproppar, med snöre, 1110	500	Par	100	500
7100100263	1100R	3M™ Hörselproppar, påfyllningspåse, utan snöre, 1100R	2000	Par	1	2000
7000103721	1100D	3M™ Hörselproppar, refillbehållare, utan snöre, 1100D	500	Par	1	500
7100100637	1100	3M™ Hörselproppar, utan snöre, 1100	1000	Par	1	1000

3M™ 1310 Hörselproppar med bygel

3M™ E-A-R™ 1310 Hörselproppar med bygel har en patenterad, flexibel hjässbygel som anpassar sig till käkens och huvudets rörelser för en bekväm och säker passform med ett jämnt, lågt tryck i örat. Vår robusta bygel i blå acetalplast är framtagen för att passa både bakom huvudet och under hakan, vilket gör den optimal för användare som utsätts för oregelbundet buller.

- Sänker bullernivån med upp till 26 dB
- Flexibel bygeldesign som bidrar till att hålla ett jämnt tryck på en bekväm nivå, oavsett användarens huvudstorlek
- Innovativ, flexibel bygel för optimal passform och överlägsen komfort



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100089592	1310	3M™ Hörselproppar med bygel, 1310	50	Styck	1	50

Hörselkåpor

3M™ PELTOR™ X4 Hörselkåpor

3M™ PELTOR™ X4 Hörselkåpor är våra lätta och smala hörselskydd med innovativa skuminlägg och mellanlägg för ökad dämpning och skydd mot låga frekvenser.

Finns i modeller med hjässbygel, hjälmfäste och nackbygel.

Modellen med hjässbygel har en elektriskt isolerad, delad hjässbygel som minskar värmeansamlingen på huvudet. Beroende på användarens preferenser eller användningsområde finns versioner med hjälmfäste tillgängliga som antingen dielektriskt isolerade eller med robusta metallarmar.



- Sänker bullernivåerna från 32–33 dB, beroende på modell, testade i enlighet med EN 352:2020
- Tillgänglig som elektriskt isolerad och resistent eller "dielektrisk" i A-band och P5-modeller med hjälmfäste
- Färgkodning gör det enkelt att identifiera vilken skyddsnivå som används

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000103994	X4P3EGB	3M™ PELTOR™ Hörselkåpor, varselfärg, hjälmmonterade, X4P3	10	Styck	1	10
7100095551	X4P5E	3M™ PELTOR™ Hörselkåpor, varselfärg, hjälmmonterade, X4P3	10	Styck	1	10
7000103993	X4AGB	3M™ PELTOR™ Hörselkåpor, varselfärg, hjässbygel, X4A	10	Styck	1	10
7100123162	X4BEU	3M™ PELTOR™ Hörselkåpor, varselfärg, nackbygel, X4B	10	Styck	1	10

3M™ PELTOR™ Optime™ I Hörselkåpor

3M™ PELTOR™ Optime™ I hörselkåpor är våra innovativa hörselskydd med låg vikt som minskar bullernivån med upp till 27 dB, testade i enlighet med EN 352:2020. De har en lågprofildesign vilket gör att de enkelt kan kombineras med annan skyddsutrustning. De mjuka, breda och bekväma tätningssringarna minskar på trycket runt öronen.



- Sänker bullernivåerna från 26–27 dB, beroende på modell, testade i enlighet med EN 352:2020
- Lågprofildesign som enkelt kombineras med annan skyddsutrustning
- Kompatibel med 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000039617	H510P3E405GU	3M™ PELTOR™ Optime™ I Hörselkåpor, gula, hjälmmonterade, H510P3E-405-GU	20	Styck	1	20
7000107747	H510P3EA405GU	3M™ PELTOR™ Optime™ I Hörselkåpor, gula, hjälmmonterade, H510P3EA-405-GU	20	Styck	1	20
7000107751	H510P3H405GU	3M™ PELTOR™ Optime™ I Hörselkåpor, gula, hjälmmonterade, H510P3H-405-GU	20	Styck	1	20
7000039618	H510B403GU	3M™ PELTOR™ Optime™ I Hörselkåpor, gula, nackbygel, H510B-403-GU	10	Styck	1	10
7000038205	H510F404GU	3M™ PELTOR™ Optime™ I Hörselkåpor, gula, vikbara, H510F-404-GU	10	Styck	1	10
7000103737	H510A470GB	3M™ PELTOR™ Optime™ I Hörselkåpor, varselfärg, hjässbygel, H510A-470-GB	10	Styck	1	10
7000038206	H510P3E469GB	3M™ PELTOR™ Optime™ I Hörselkåpor, varselfärg, hjälmmonterade, H510P3E-469-GB	10	Styck	1	10

Hörselskyddstillbehör

3M™ E-A-R™ Utbytesproppar

Utbytesproppar för förbättrad hygien och ekonomi som passar 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ och 1310 hörselproppar med bygel.



- Utbytesproppar i skum för 3M™ E-A-RCaps™, 3M™ E-A-R™ Caboflex™ och 1310 hörselproppar med bygel.
- Propparna på dina hörselproppar med bygel är lätta att ta bort och byta ut
- Med utbytesproppar kan du enkelt förbättra hygien och komforten för dina tvättbara hörselskydd med bygel.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100100262	1311	3M™ E-A-R™ Utbytesproppar, 1311	100	Par	1	100



Huvud- och ansiktsskydd

Huvud- och ansiktsskydd

Skyddshjälm

3M™ Multisystemkombination i G500-serien

3M™ Multisystem i G500-serien är en mångsidig och bekväm lösning för användning som ett fristående ansiktsskyddssystem eller för ett kombinerat ansikts- och hörselskydd.



- Ventilation för ökad komfort
- Designen innehåller en kabelhållare för PELTOR™ Kommunikationsprodukter
- Ett brett utbud av visir och ansiktsskydd tillgängliga för många industriella applikationer

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7000103820	G500V5JH510OR	3M™ Multisystem , Skogsbruk, orange, G500V5JH510-OR	12	Styck	1	12
7000103790	G500V5CH510OR	3M™ Multisystem, Skogsbruk, orange, G500V5CH510-OR	12	Styck	1	12
7000038216	G500GU	3M™ Multisystem, industri, gul, G500-GU	10	Styck	1	10
7100029146	G500V5FH510GU	3M™ Multisystem, industri, gul, G500V5FH510-GU	12	Styck	1	12
7000104156	G500OR	3M™ Multisystem, skogsbruk, orange, G500-OR	10	Styck	1	10



Svetsskydd

Svetshjälmar

3M™ Speedglas™ Svetshjälmar i 9100-serien

3M™ Speedglas Svetshjälm i 9100-serien ger användare skydd mot strålning, värme och gnistor, samtidigt som de har en exakt överblick över sitt arbete.



- Tillgängliga automatiskt nedbländande svetsglas med sju variabla mörka nyanser (5, 8 och 9–13) för de flesta typer av bågsvetsning.
- Finns i flera modeller med olika storlekar på synfältområdet
- Finns med eller utan sidofönster

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100166722	501826	3M™ Speedglas™ Svetshjälmar i 9100-serien, med sidofönster, med svetsglas 9100XXi, 501826	1	Styck	1	1

3M™ Speedglas™ 100-serien Svetshjälmar

3M™ Speedglas™ 100-seriens Svetshjälm hjälper till att skydda svetsare från flygande gnistor och luftburet skräp, och den automatiskt nedbländande linsen hjälper till att skydda ögonen från det intensiva ljuset vid MIG-, TIG- och sticksvetsning, samtidigt som den ger en noggrann överblick över arbetsområdet, före, under och efter svetsningen. Med en adapter för skyddshjälmar som tillval är den här svetshjälmen ett utmärkt val för svetsare i början av sin karriär, hantverkare och hemmafixare.



- Svetshjälm med valfri adapter för skyddshjälm
- Ett utmärkt val för svetsare i början av sin yrkesbana, hantverkare och hemmafixare.
- Lins som automatiskt blir mörkare med fem justerbara mörka nyanser 8–12 (gäller ej 3M Speedglas 100 passiv svetshjälm)

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100166706	752520	3M™ Speedglas™ Svetshjälmar 100--serien, Ice Hot, med svetsglas 100v, 751520	1	Styck	1	1
7100166682	751101	3M™ Speedglas™ Svetshjälmar 100-FX-serien, Black, med passivt filter, 751101	1	Styck	1	1
7100166705	751120	3M™ Speedglas™ Svetshjälmar 100-FX-serien, svart, med svetsglas 100v, 751120	1	Styck	1	1
7100166681	751100	3M™ Speedglas™ Svetshjälmar 100-FX-serien, svart, utan svetsglas 100v, 751100	1	Styck	1	1
7100166689	752420	3M™ Speedglas™ Svetshjälmar 100-serien, Razor Dragon, med svetsglas 100v, 752420	1	Styck	1	1
7100166702	751620	3M™ Speedglas™ Svetshjälmar 100-serien, Trojan Warrior, med svetsglas 100v, 751620	1	Styck	1	1
7100166688	752220	3M™ Speedglas™ Svetshjälmar 100-serien, Xterminator, med svetsglas 100v, 752220	1	Styck	1	1

Automatisk nedbländande och passiva svetsglasögon

3M™ Speedglas™ Svetsglas med automatisk nedbländning 100-serien

3M™ Speedglas™ automatiska nedbländningsfilter i 100 Serien är reservdelar för automatiska nedbländningsfilter, utformade för användning med 3M™ Speedglas™ Svetshjälm i 100 Serien.



- Reservdelar för automatiskt nedbländande svetsglas utformade för användning med 3M™ Speedglas™ Svetshjälm i 100-serien
- 100V - Justerbara mörkernyanser 8–12. 100B justerbara mörkernyanser 10-12
- Ljusnyans av 3

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100259002	750014	3M™ Speedglas™ Svetsglas med automatisk nedbländning 100-serien, 100B, ljusnyans 3, 10-12, 750014	10	Styck	1	10

3M™ Speedglas™ Svetsglas med automatisk nedbländning i 9100 serien

3M™ Speedglas™ 9100-serien automatiskt nedbländande svetsglas är utformade för professionella svetsare som använder 3M™ Speedglas™ Svetshjälm i 9100 Serien. De här filtren har mörkernyanserna 5, 8–13, slipning och skärning och är idealiska för användning med de flesta bågsvetsningsprocesser.



- Automatiskt mörkläggningsfilter utformat för användning med 3M™ Speedglas™ Svetshjälm i 9100-serien, lämpligt för de flesta typer av bågsvetsning
- Ger minimal förvrängning över hela filtrets synfält.
- Känsligheten för ljusbågsdetekteringen kan justeras för oöverträffat tillförlitlig omkoppling. Omslagstid (ljus-mörker) på 0,1 ms.

Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100032397	500026	3M™ Speedglas™ Svetsglas med automatisk nedbländning 9100-serien, 9100XXi, 500026	1	Styck	1	10





Kläder & Arbetskläder

Overaller

3M™ Skyddsoverall 4540+

3M™ Skyddsoverall 4540+ är tillverkad av laminerat tvåkomponents-non-woven-material av premiumkvalitet och har en triangulär SMMMS-ryggpanel som andas för ökad komfort. Den här mjuka och lätta skyddsoverallen ger ett utmärkt skydd mot farliga partiklar och begränsade vätskestänk.

- Utmärkt skydd mot torra partiklar och stänk av vissa flytande kemikalier (CE-typ 5/6)
- Mjukt och lätt, mycket lågluddande och laminerat mikroporöst material som passar väl på kroppen för att underlätta rörelser
- Trepanelshuva, tvåvägsdragkedja och självhäftande vindslå, elastiskt material på baksidan och vid vris-terna för minskad hudexponering



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100036529	4540VXXL	3M™ Skyddsoverall 4540+, 2XL	20	Styck	1	20
7100041597	4540V3XL	3M™ Skyddsoverall 4540+, 3XL	20	Styck	1	20
7100040416	4540VL	3M™ Skyddsoverall 4540+, L	20	Styck	1	20
7100040087	4540VM	3M™ Skyddsoverall 4540+, M	20	Styck	1	20
7100040415	4540VS	3M™ Skyddsoverall 4540+, S	20	Styck	1	20
7100040086	4540VXL	3M™ Skyddsoverall 4540+, XL	20	Styck	1	20

3M™ Återanvändbar skyddsoverall 51851

3M™ Återanvändbar skyddsoverall 51851 är CE-certifierad kategori III enligt Typ 6-standarder och EN 1149 för att minska uppbyggnaden av statisk laddning. Tillverkad av polyestermaterial med kolfibertrådar som löper vertikalt ner i tyget. Kan tvättas upp till 30 gånger vid 40 °C. Den har också knäskydd och en ventilerad ryggpanel för att ge optimal balans mellan skydd och komfort.

- Återanvändbar i 30 tvättar vid 40 °C
- Uppfyller EN1149-5:2018 för antistatiska skyddande egenskaper
- Knäskydd i EVA-skum



Produkt-ID	Art nr	Produktbeskrivning	MOQ	Enhet	Min Fse	Fse
7100147722	518512XL	3M™ Återanvändbar skyddsoverall 51851, 2XL	10	Styck	1	10
7100147721	51851L	3M™ Återanvändbar skyddsoverall 51851, L	10	Styck	1	10
7100147723	51851M	3M™ Återanvändbar skyddsoverall 51851, M	10	Styck	1	10
7100147724	51851XL	3M™ Återanvändbar skyddsoverall 51851, XL	10	Styck	1	10

3M Operationella standardförfaranden

Tips för framgång

Upptäck de bästa metoderna, processerna och procedurerna för helt otroliga resultat för din plåt- och lackeringsverkstad. 3M har alla produkter och reparationsprocesser du behöver, oavsett om det gäller platsreparationer, slipning, lackpolering eller rengöring av bilen.

I våra SOP:er hittar du hela våra processer steg-för-steg, inklusive reparation och restaurering av kaross, plast och paneler, hur man maskerar ett fordon, sandprimer, fjäderprimerblock, förbereder stötfångare och ed-grundpaneler samt blandar och sprutar med engångslacksprutor. Dessa SOP:er rekommenderas för att hjälpa till att säkerställa att dina reparationer är av högsta kvalitet för applicering av lack, så att dina kunder blir helt nöjda.

3M Standard Operating Procedures
Recommended Net Sanding Process
CUBITRON II

PERSONAL SAFETY

- 3M™ Cubitron™ II Net Abrasive Disc 120+ - 150+
 - To prolong the life of the backup pad when sanding with net abrasive discs (150 mm) it is recommended that Festool Automotive Systems Protection Pad is used (PN 30089, Protection Pad PP-2TF D50).
 - Festool Automotive Systems electric sander ETS EC 150/5 or Festool Automotive Systems pneumatic sander EX 3 150/5 or 150/7.
- 3M™ Cubitron™ II Net Abrasive Disc 220+ - 240+
 - Refine previous sanding scratches which reduces the possibility of solvents from the body filler penetrating into the OEM paint layers. If this happens it can lead to surface swelling around the repair.
- 3M™ Cubitron™ II Net Abrasive Disc 150+ - 240+
 - Initial shaping of the body filler.
 - Ensure that you use dust extraction.
 - Identify and highlight sanding scratches through the application of dry guide coat.
- 3M™ Grippy Sanding Cloth, P800 - P1000.
 - Note: This product is recommended for maximum process safety.
- 3M™ Cubitron™ II Net Abrasive Disc 320+
 - It is advisable to work with a soft interface pad when sanding curved areas.
- 3M Hookit™ Hand Block and 3M Abrasives 320+ - 400+
 - Highlight the texture and structure of the primer using dry guide coat.
 - For best result and the most efficient process always use dust extraction.
- 3M™ Grippy Sanding Cloth, P800 - P1000.
 - Note: This product is recommended for maximum process safety.
 - Identify and highlight sanding scratches through the application of dry guide coat.
- Eccentric sanding with 3M Abrasives 400+ - P500.
 - For critical colours use a 3M™ Hookit™ Flexible Foam Disc P800 as a last sanding step after 400+.
 - Dusting of the surface with 3M™ Scotch-Brite™ Abrasives Discs.
 - Tip: It is advisable to work with a soft interface pad sanding curved areas.
- 3M™ Hookit™ Flexible Foam Disc P800 - P1000
 - Prepare adjacent areas of the OEM clearcoat.
 - Note: This product is recommended for maximum process safety.

3M United Kingdom plc Automotive Aftermarket
3M Centre, Clee Road, Epsom, Surrey, UK
Phone: +44 (0)181 237 6000
www.3m.com/uk/auto-abrasives

3M Ireland Limited Automotive Aftermarket
The Forge Building, The Park, Carrigrohane, Dublin 18
Phone: +353 (0)1 816 6660
www.3m.com/uk/auto-abrasives

Please recycle
3M, Cubitron, Hookit and Scotch-Brite
are trademarks of 3M Company.
© 3M 2021. All rights reserved.

powered by
FESTOOL
Automotive Systems

3M CUBITRON
3M Sanding Process

PERSONAL SAFETY

1. Prepare the work area.
2. Prepare the work area.
3. Prepare the work area.
4. Prepare the work area.
5. Prepare the work area.
6. Prepare the work area.
7. Prepare the work area.
8. Prepare the work area.
9. Prepare the work area.

3M CUBITRON
3M Car Body Repair Process

PERSONAL SAFETY

1. Prepare the work area.
2. Prepare the work area.
3. Prepare the work area.
4. Prepare the work area.
5. Prepare the work area.
6. Prepare the work area.
7. Prepare the work area.
8. Prepare the work area.
9. Prepare the work area.

3M 3M Paint Application Process

PERSONAL SAFETY

1. Prepare the work area.
2. Prepare the work area.
3. Prepare the work area.
4. Prepare the work area.
5. Prepare the work area.
6. Prepare the work area.
7. Prepare the work area.

3M 3M Panel Bonding Process

PERSONAL SAFETY

1. Prepare the work area.
2. Prepare the work area.
3. Prepare the work area.
4. Prepare the work area.
5. Prepare the work area.
6. Prepare the work area.
7. Prepare the work area.
8. Prepare the work area.
9. Prepare the work area.



Besök **www.3m.se/bileftermarknad** för att ladda ner den guide som du behöver.



Produkt Index

Artikelnummer	Sida
00358	79
01970	32
01971	32
01972	32
01973	32
01975	32
01977	32
02023	33
02044	33
02600	29
02601	29
03446	31
03808	29
03809	29
03810	29
04748	65
04903	64
04908	67
05170	38
05171	38
05172	38
05173	38
05174	45
05175	38
05539	43
05540	43
05600	23
05601	23
05684	39
05704	123
05710	125
05717	41
05717M	41
05737	121
05742	40
05771	43
05774	43
05791	42
05792	42
05887	65
05888	64
05900	66
05901	66
05916	139
05917TF	64
06304	135
06309	135
06311	135
06313	135
06314	138
06345	138
06347	138
06348	138
06349	138
06354	136
06355	136
06357	136
06358	136

Artikelnummer	Sida
06396	64
06750	136
06751	136
06753	136
06754	136
06780	130
06800	137
06847	132
07333	56
07525	28
07652	125
07813	130
07838	129
07895	134
07897	134
07898	134
07899	134
08012	61
08013	60
08014	60
08069	140
08080	57
08090	57
08116	56
08117	60
08190	59
08193	67
08198	67
08475	62
08537	59
08540	59
08571	60
08578	63
08603	68
08605	60
08610	62
08611	62
08612	62
08631	82
08684	58
08689	58
08694	58
08783	58
08788	58
08800	71
08801	61
08803	73
08804	98
08840	73
08852	74
08855	58
08861	76
08873	76
08874	76
08877	76
08881	77
08882A	77
08901	74

Artikelnummer	Sida
08909	74
08911	74
08984	82
08991	62
08992	59
08993	60
08996	99
08997	99
09035E	85
09374	114
09375	117
09376	117
09377	118
09378	123
09550	121
09552	124
09553	124
09560	126
09651	126
09660	84
09678	137
09930	61
09973	137
1100	158
1100D	158
1100R	158
1110	158
127858	135
1310	158
1311	160
16000	106
16001	106
16023	106
16024	106
16025	105
16026	106
16032	107
16033	107
16035	107
16036	107
16038	107
16039	107
16042	107
16043	107
16044	107
16046	107
16106	107
16112	106
16114	106
16115	106
16121	108
16122	106
16124	108
16219	105
16298	105
16299	105
16312	106
16577	97

Artikelnummer	Sida
16587	96
16609	97
16611	97
16612	97
16740	106
16742	107
16743	107
16752	106
20382	78
20427	41
20480	104
20573A	104
20587	104
20677	104
20730	104
24418	136
24424	136
24436	136
24448	136
26000	100
26001	101
26022	104
26023	101
26024	100
26026	100
26030	100
26032	104
26033	104
26035	104
26036	104
26038	104
26039	104
26044	104
26046	104
26112	100
26114	100
26115	101
26119	104
26121	105
26122	101
26124	105
26199	101
26200	101
26204	101
26205	101
26312	100
26334	134
26336	134
26338	134
26340	134
26614	97
26618	97
26620	97
26709	92
26710	104
26712	92
26713	92
26714	92

Produkt Index

Artikelnummer	Sida
26716	92
26718	92
26720	92
26740	100
26752	100
26809	93
26811	93
26814	93
26818	93
26820	93
26832	92
26833	94
26834	95
26835	95
26837	95
26838	96
26839	94
26840	94
26841	96
26912	93
26913	93
26914	93
28729	42
2890	156
2890A	156
2890S	156
2890SA	156
2891-SGAF	156
2891S-SGAF	156
2895S	156
30261	19
30272	19
30367	20
30368	20
30369	20
30370	20
30371	20
30804	25
30806	25
31361	14
31362	14
31363	14
31364	14
31461	14
31462	14
31463	14
31464	14
31488	31
31489	31
31490	31
31650	13
31651	13
31652	13
31653	13
31654	13
31655	13
31656	13
31706	45

Artikelnummer	Sida
33033	121
33039	116
33042	121
33271	124
33279	124
33377	27
33379	27
33380	27
33389	27
33391	27
33392	27
33437	37
33439	37
33440	37
33443	37
33445	37
33446	37
33449	37
33451	37
33452	37
33455	29
33456	29
33460	29
33538	25
33539	25
33540	25
33541	25
33542	25
33543	25
33544	25
33545	25
33550	25
33551	25
33552	25
33553	25
33554	25
33573	49
33575	49
33577	49
33582	50
33583	50
33585	50
33586	50
33588	50
34102E	48
34103E	48
34120	119
34121	119
34122	120
34123	120
34124	119
34125	119
34126	120
34127	120
34128	125
34129	125
34130E	114
34131E	114

Artikelnummer	Sida
34133E	116
34134E	116
34240	66
34337	33
34339	33
34340	33
34341	33
34342	33
34343	33
34349	44
34417	22
34419	22
34420	22
34421	22
34422	22
34423	22
34460	31
34462	31
34464	31
34465	31
34466	31
34467	31
34469	31
34470	31
34560	30
34561	30
34562	30
34563	30
34564	30
34565	30
34566	30
34567	84
34568	83
34572	30
34573	30
34780	20
34781	20
34782	20
34783	20
34784	20
34785	20
34800	22
34801	22
34802	22
34803	22
34804	22
34805	22
35109	35
35110	35
35111	35
35112	35
35113	35
35114	35
35115	35
35116	35
35123	40
35501	31
35502	31

Artikelnummer	Sida
35503	31
35504	31
35505	31
35825	39
35826	39
35828	39
35887	65
36102E	115
36106E	115
36110E	118
36113E	119
36852	131
36856	131
36863	131
36876	132
36877	132
36878	132
36879	132
36880	132
36881	132
36882	132
37455	71
38070	82
4540V3XL	168
4540VL	168
4540VM	168
4540VS	168
4540VXL	168
4540VXXL	168
4904	65
500026	165
501	148
501826	164
50293	130
50331	32
50333	32
50335	32
50337	32
50338	32
50339	32
50340	32
50341	24
50367	85
50371	85
50383	117
50388	122
50389	122
50394	41
50396	43
50397	43
50400	83
50401	84
50402	98
50403	98
50404	98
50405	98
50406	98
50407	98

Produkt Index

Artikelnummer	Sida
50408	98
50409	98
50410	71
50413	24
50416	126
50421	137
50443	17
50445	17
50446	17
50447	17
50448	17
50449	17
50451	17
50453	17
50454	17
50455	17
50457	122
50458	107
50475	41
50480	107
50486	83
50487	121
50488	123
50489	84
50499	121
50534	19
50535	19
50536	123
50539	42
50544	43
50578	107
50600	78
50601	78
50602	77
50603	77
50604	78
50677	107
50728	39
50729	39
50730	108
5073A	107
50740	58
50742	43
50743	32
50774	38
50800	85
50801	85
50802	85
50803	85
50804	85
50874	121
50878	121
50879	122
50880	122
50913	19
50962	121
50977	135
50978	135

Artikelnummer	Sida
50980	135
50981	135
50982	135
50983	135
50988	129
50989	129
51002	70
51003	70
51004	70
51053	21
51054	21
51055	21
51057	21
51087	22
51089	22
51090	22
51091	22
51092	22
51099	21
51122	42
51123	42
51124	42
51125	42
51126	43
51127	43
51130	24
51131	24
51154	20
51155	20
51156	20
51157	20
51158	20
51257	20
51263	20
51264	20
51265	20
51266	20
51287	135
51369	14
51370	14
51371	18
51373	18
51374	18
51375	18
51376	18
51377	18
51379	18
51381	18
51382	18
51383	18
51421	14
51422	14
51423	14
51424	14
51426	14
51428	14
51611	14
51612	14

Artikelnummer	Sida
51614	14
51616	14
51661	17
51663	17
51666	17
51815	114
518512XL	168
51851L	168
51851M	168
51851XL	168
51871	129
55045	65
55047	56
55535	126
58012	68
6059	146
6301	139
6302	139
6303	139
6306	139
6404A	140
6405A	140
6700S	144
6782	145
6885	148
6900L	144
6941+	148
6942+O	148
6972	152
750014	165
7501	145
7502	145
7503	145
751100	164
751101	164
751120	164
751620	164
752220	164
752420	164
752520	164
80110	129
80307	132
80318	63
80345	118
80347	83
80349	116
83497	40
83978	41
8851WK	74
8872	76
8875	76
9320D+	144
9330+ BULK	144
D3125	147
D3135	147
D3138	147
D701	147
D7915	147

Artikelnummer	Sida
D7925	147
D7935	147
D8051	146
D8055	146
D8059	146
D8094	146
D8095	146
D9038	147
empty productattribute	13
G500GU	162
G500OR	162
G500V5CH510OR	162
G500V5FH510GU	162
G500V5JH510OR	162
H510A470GB	159
H510B403GU	159
H510F404GU	159
H510P3E405GU	159
H510P3E469GB	159
H510P3EA405GU	159
H510P3H405GU	159
HF-801SD	145
HF-802SD	145
HF-803SD	145
M306	149
M406	149
PN05527	27
PN05528	27
PN05531	27
PN05532	27
PN07447	35
PN07448	36
PN07480	27
PN07485	27
PN07524	28
PN07528	28
PN07536	28
PN07910	84
PN13928	37
PN14281	48
PN14291	48
PN22928	28
PN23432	37
PN50079	23
PN51880	26
PN51887	26
PN51888	26
PN51889	26
PN51890	26
PN51891	26
PN51893	26
PN51894	26
PN64829	44
PN64860	44
PN64861	44
PN64862	44
PN64935	36
PN7100288455	34

■ Produkt Index

Artikelnummer	Sida
PN7100288456	34
PN7100288457	34
PN7100288556	34
S133L1	149
S133S	149
S200+	152
S655E	149
SF201AS	154
SF201SGAFBLU	154
SF202AF	154
SF401AF	155
SF401SGAFBLU	155
SF401SGAFBLUF	155
SF401SGAFRED	155
SF402AF	155
SF402SGAFBLU	155
SF403AF	155
SF403SGAFYEL	155
SF405SGAFBLA	155
SF406SGAFBLA	155
SF407SGAFBLU	155
SF408AS	155
SF410AS	155
SS6600	151
SS6601	151
SS6602	151
TR-681	152
TR-819E	150
TR6130E	151
TR619E	150
TR6310E	151
TR6580E	151
TR6600	151
TR6710E	151
VHBCLEAN	82
X4AGB	159
X4BEU	159
X4P3EGB	159
X4P5E	159

3M garanterar att varan vid leverans är felfri med avseende på material och utförande och att den svarar mot angivna specifikationer. För arbetsresultat vid varans användning kan garanti ej lämnas, varför köparen själv bör övertyga sig om produktens lämplighet för det avsedda ändamålet. Se i övrigt 3M:s Allmänna Leveransvillkor

3M Svenska AB — Allmänna leveransvillkor

Dessa allmänna leveransvillkor gäller såvida inte 3M Svenska AB ("3M") och kunden skriftligen överenskommit annat.

Anbud, priser m.m.

1. Offert är bindande för 3M under trettio (30) dagar från dess datum, såvida ej annat skriftligen angivits. Utfästelser vid sidan av offert, orderbekräftelse och/eller dessa allmänna leveransvillkor är bindande för 3M endast under förutsättning att de skriftligen bekräftats av 3M.
2. Uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, etc. i kataloger, prospekt, cirkulär m.m. är ungefärliga och bindande endast i den mån detta skriftligen överenskommits. Tekniska data lämnas med förbehåll för konstruktionsändringar.
3. Förändringar av tullavgifter, skatter eller andra offentliga avgifter eller pålagor, som medför ökade kostnader för 3M, berättigar 3M att höja i offert angivet, eller avtalat, pris. På order som understiger 10 000 kronor (exkl. moms) eller sådant annat visst minsta belopp som 3M vid var tidpunkt fastställer ("Minimibelopp"), tillkommer en särskild avgift om 1500 kronor (exkl. moms) eller sådant annat belopp som 3M vid var tidpunkt fastställer.
4. Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt och annan skatt eller offentlig avgift. Priserna är baserade på i offerten angiven växelkurs för svenska kronor i förhållande till den utländska valuta som är angiven i offerten eller, om sådan växelkurs ej angetts, på offertdagen gällande säljkurs för den utländska valuta som anges i offerten, enligt av Bankföreningen genom Nasdaq OMX dagligen utgivna fixkurser (baskursen). Om av Bankföreningen genom Nasdaq OMX utgivna säljkurser (fixkurser) för tillämplig valuta före (del)leveransdagen avviker i förhållande till ovan angivna baskurs med mer än fem (5) procentenheter äger 3M rätt att korrigera priset i relation till hela förändringen. Bankföreningens genom Nasdaq OMX utgivna säljkurser (fixkurser) publiceras på Sveriges Riksbanks hemsida, www.riksbank.se.

Betalning

5. Betalning skall ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta med en årlig räntesats motsvarande Riksbankens vid varje tidpunkt gällande referensränta jämte åtta (8) procentenheter.
6. Varar dröjsmål med betalning längre tid än två (2) veckor, har 3M rätt att med omedelbar verkan häva köpet. I händelse av sådan hävning är kunden skyldig att omedelbart återlämna obetalda varor till 3M.
7. Intill dess köpeskillingen till fullo blivit betald, äger 3M rätt att fordra fullgod säkerhet för ännu icke betald del av köpeskillingen. Ställs ej ofördröjligen fullgod, av 3M godkänd, säkerhet äger 3M rätt att häva köpet.

Frakt och emballage

8. 3M ombesörjer emballering och leverans av varor till kunden. Frakt- och hanteringsavgift debiteras enligt 3M's vid leveranstidpunkten tillämpade tariffer. Eventuella palkkostnader kan komma att debiteras kunden separat. Om kunden begär expressleverans, med exempelvis expressgods, extrabil, bud eller flyg, skall kunden, utöver 3M's hanteringsavgift, betala hela den faktiska fraktkostnaden. För leverans till mottagare utanför Sverige gäller särskilda villkor. Bestämmelser om ansvar för varan under transporten anges i punkt 9.

Leveransvillkor

9. Leveransvillkor är DAP, Incoterms 2020.

Leveransvillkoren kompletteras med slutdestination i orderbekräftelsen.

Kunden skall, om skada på varan uppstått under transporten, underrätta 3M härom i enlighet med punkt 16.

Leveranstid m.m.

10. Om inte annat skriftligen överenskommits löper angiven leveranstid från dagen för orderbekräftelsen. Varan skall anses levererad då risken för varan övergått till kunden enligt punkt 9.
11. Försenas leverans (eller delleverans) med mer än 1/3 av den avtalade leveranstiden, dock med minst tre (3) veckor, och beror förseningen på 3M, äger kunden rätt att häva köpet i den del som avser den försenade leveransen (eller delleveransen), om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för kunden. Hävning skall ske skriftligen inom en (1) vecka efter det att hävningsrätt inträtt. Denna punkt reglerar uttömmande kundens hävningsrätt vid leveransförsening.
12. Försenad leverans, eller hävning efter försenad leverans, berättigar till skadestånd endast om särskild skriftlig överenskommelse träffats mellan 3M och kunden.
13. Vid leverans av vara som ej lagerförs av 3M utan anskaffats efter beställning äger 3M rätt till över- eller underleverans med högst tio (10) procent av överenskommen kvantitet.

Ansvar för fel

14. 3M ansvarar för att såld vara, vid den tidpunkt då risken för varan enligt punkt 9 går över på kunden, är fri från fel och brister med avseende på konstruktion, material och tillverkning. Om varan är sådan att intrimning eller service erfordras, ansvarar 3M endast för fel som kvarstår efter det att erforderlig intrimning och service har gjorts. Denna punkt 14 anger uttömmande 3M's ansvar för fel och brister i såld vara. Övriga uttryckliga eller underförstådda utfästelser och garantier är utan verkan.
15. 3M's ansvar omfattar endast fel eller brist som förelåg vid tidpunkten för riskens övergång på kunden enligt punkt 9 och som visar sig inom trettio (30) dagar från den tidpunkten. Denna period förlängs inte på grund av stillestånd orsakat av fel eller brist i levererad vara.
16. Kunden skall genast sedan fel eller brist upptäckts skriftligen reklamera detta till 3M genom en utförlig beskrivning av felet eller bristen. Reklamation skall dock alltid vara 3M tillhanda senast sju (7) dagar efter det att kunden upptäckt eller bort upptäcka felet eller bristen. Kunden äger inte rätt att göra påföljder gällande för fel eller brist som inte reklamerats i enlighet med denna punkt.
17. Sedan 3M mottagit reklamation avgiven i enlighet med punkt 16 och förutsatt att 3M godkänner reklamationen, skall 3M äga rätt att, efter eget val, återta den felaktiga varan och ersätta kunden med ett belopp motsvarande den köpeskilling som kunden erlagt, eller att reparera eller byta ut den felaktiga varan. För varor eller delar som bytts ut eller reparerats enligt denna punkt har 3M samma ansvar som för den ursprungliga varan under en tid av trettio (30) dagar.
18. 3M's ansvar för fel och brister i levererade varor är begränsat till vad som ovan angivits. Vid fel eller brist i vara äger kunden inte göra gällande andra påföljder än de som angivits ovan.

Indirekt skada m.m.

19. Kunden har inte rätt till, och 3M är inte i något fall skyldig att betala, ersättning för följdskadcr såsom utebliven vinst, vinstbortfall eller annan indirekt skada. 3M är inte heller, med undantag för produktansvar (se nedan), i något fall skyldig att betala ersättning för skada som levererad vara orsakat på annan egendom eller person.
20. I fråga om produktansvar ansvarar 3M endast för fel eller säkerhetsbrister enligt tvingande regler om produktansvar. 3M ansvarar dock inte för fel eller säkerhetsbrister som orsakats på grund av kundens eller en tredje mans användning eller missbruk, underhåll, installation, instruktion, modifiering, anpassning eller dylikt.

Kunden förbinder sig att underrätta 3M om anspråk som framställs till kunden och bereda 3M möjlighet att, om 3M så önskar, lämna synpunkter på utformningen av kundens talan eller villkoren vid eventuell förlikning med den som framställt skadeståndsanspråket.

Regelefterlevnad

21. Kunden samt dess ägare, ledningspersoner, anställda samt andra representanter och företrädare för kunden (gemensamt "Företrädare") samt till kunden närstående juridiska enheter, underleverantörer och konsulter skall agera i enlighet med tillämplig nationell och internationell lagstiftning (inklusive, men inte begränsat till, mutlagstiftning, regler om penningtvätt, konkurrensrättslig-, arbetsmiljörättslig- och miljörettslig lagstiftning) samt andra bestämmelser som gäller för 3M och/eller kunden och/eller de tjänster eller produkter som avtalet med kunden i förevarande fall avser (gemensamt "Bestämmelserna"). Kunden förbinder sig att omedelbart informera 3M om kunden får kännedom om, eller har anledning att anta, att kunden, dess närstående enheter, underleverantörer, konsulter eller Företrädare bryter mot Bestämmelserna.
22. Kunden garanterar att varken kunden eller till kunden närstående juridiska enheter, underleverantörer, konsulter eller Företrädare kommer att genomföra, godkänna eller erbjuda lån, gåva, donation, betalning eller annan värdeöverföring, direkt eller indirekt, i syfte att erhålla, behålla eller styra affärstransaktion eller få otillåten fördel i avtal eller affärstransaktion som involverar 3M, till någon person, inkluderande, men inte begränsat till, anställda i statliga myndigheter och verk, personer som innehar anställning hos regering eller riksdag, i kommuner, i landstingskommuner eller i statliga eller kommunala hel- eller delägda bolag, politiska partier eller internationella organisationer, personer som innehar eller kandiderar till politiska uppdrag, anställda hos 3M eller nuvarande och potentiella kunder till 3M.
23. Vid brott mot punkt 21 och 22 äger 3M rätt att med omedelbar verkan häva avtalet med kunden.

Äganderättsförbehåll

24. Levererade varor förblir 3M's egendom till dess full betalning erlagts för 3M's fordringar på kunden.
25. Det åligger kunden att teckna försäkring (med 3M som förmånstagare) för levererade varor. Försäkringen skall gälla från den dag risken för varorna övergår till kunden till den dag full betalning erlagts enligt punkt 24.

Immateriella rättigheter

26. Kunden skall omedelbart underrätta 3M om tredje man riktar krav mot kunden på den grunden att vara som levererats gör intrång i tredje mans immateriella rätt (patent, mönster, varumärke, upphovsrätt eller annan immateriell rätt). Under förutsättning att kunden lämnar sådan omedelbar underrättelse och under förutsättning att kunden exklusivt befullmäktigar 3M att utforma och föra kundens talan, åtar sig 3M att på egen bekostnad driva kundens talan mot, eller ingå förlikning med, den tredje man vars immateriella rätt kränkts av levererad vara.
27. Om behörig domstol konstaterar att levererad vara gör intrång i tredje mans immateriella rätt, åtar sig 3M att, efter eget val och på egen bekostnad, utverka rätt för kunden att fortsätta att använda varan, modifiera eller ersätta varan med annan vara som inte kränker tredje mans rätt eller, mot varans återlämnande, återbetala köpeskillingen för varan. 3M äger dock alltid debitera, och kunden är skyldig att betala, belopp som motsvarar kundens användning av varan för tiden mellan leverans och inträngels påtalande. Om 3M modifierat eller utvecklat ny vara enligt kundens instruktioner eller specifikationer, skall kunden ersätta 3M för alla kostnader och all skada som kan uppkomma till följd av att den nya eller modifierade varan gör intrång i annans immateriella rätt.

Force majeure

28. Om part till följd av force majeure inte kan fullgöra sina förpliktelser äger motparten inte på grund härav göra gällande några påföljder. Avser hindret kundens möjlighet att erlägga betalning äger 3M emellertid rätt att innehålla varan till dess betalning sker. Om hinder att erlägga betalning varar längre tid än fyra (4) veckor äger 3M även rätt att häva köpet.
29. Med force majeure förstås att prestation försvåras, förhindras eller försenas på grund av krig, uppror eller upplöpp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, arbetskonflikt, naturkatastrofer, inskränkningar i fråga om drivkraft, eldsvåda, fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, vilka har sin grund i sådan omständighet som anges i denna punkt, samt varje annan omständighet som part inte kan råda över.

Tillämplig lag och tvister

30. Svensk materiell rätt skall gälla för parternas avtalsförhållande och tvist med anledning därav. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor skall ej äga tillämpning.
31. Tvist med anledning av dessa allmänna leveransvillkor och samtliga rättsförhållanden som har samband härmed skall slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut ("Institutet"). Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm. Språket för förfarandet skall vara svenska.
32. Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall tillämpas om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomregler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut skall tillämpas. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden skall bestå av en eller tre skiljemän.
33. Vad som föreskrivs ovan skall inte innebära någon begränsning i 3M's rätt att för utfående av förfallen fordran väcka talan vid domstol eller kronofogdemyndighet i kundens hemort.
34. Parterna förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte avslöja förekomsten av eller innehållet i skiljedom i anledning av dessa allmänna leveransvillkor eller information om förhandlingar eller skiljeförfarande i anledning av detsamma. Vad som föreskrivs i denna punkt gäller inte såvida annat följer av lag, annan författning, myndighets bud, börsregler eller god sed på aktiemarknaden eller annars erfordras för doms verkställighet.
35. Det förhållande att tvist uppstått befriar inte kunden från skyldighet att erlägga betalning eller att i övrigt fullgöra sina åligganden.

Övrigt

36. Underlåtenhet av part att åberopa brott mot vad som har överenskommits eller att utöva sina rättigheter på grund av sådant uppkommet avtalsbrott, innebär inte att part avstår från att åberopa sina rättigheter vid därefter uppkommande avtalsbrott.
37. Beträffande fråga som regleras i dessa allmänna leveransvillkor utgör vad som häri anges en fullständig reglering av 3M's förpliktelser och kundens rättigheter. Beträffande sådan fråga äger kunden inte kräva annat avhjälpande eller annan påföljd än vad som framgår av dessa allmänna leveransvillkor.
38. Flertalet tillverkningsenheter är certifierade enligt ISO 9001. 3M levererar dock i vissa fall produkter från icke certifierade enheter. Vänligen kontakta oss för information om enskilda produkter.

December 2021

LDSE/12-2021

3M Local Contact Addresses



3M Deutschland GmbH

Autoreparatur-Systeme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Deutschland
Tel: +49 2131 88 19 265
3m-autoreparatur.de@mmm.com
www.3M.de/autoreparatur



3M Österreich GmbH

Autoreparatur-Systeme
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Österreich
Tel: +43 1417 00 52
autoreparatur-at@mmm.com
www.3maustria.at/autoreparatur



3M (Schweiz) GmbH / 3M (Suisse) S.à r.l.

Autoreparatur-Systeme
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon
Schweiz / Suisse
Tel: +41 4350 896 58
3M.PAS.ch@mmm.com
www.3mschweiz.ch/autoreparatur
www.3msuisse.ch/autocarrosérie



3M Belgium bvba / sprl

Automotive Aftermarket
Hermeslaan, 7
1831 Diegem
Belgique
Tel: (+32) 2808 17 91
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3m.be/fr/autocarrosérie
www.3m.be/autoreparatie



3M Nederland B.V.

Automotive Aftermarket
Molengraaffsingel 29, 2629 JD Delft
Nederland
Tel: (+31) 1580 80 217
3M.CDC.bnl@mmm.com
www.3m.nl/autoreparatie



3M Sanayi ve Ticaret As

Barbaros Mah., Mor Sümbül Sok.
No:7/3F, 27-51
Nidakule Ataşehir Güney
34746 Ataşehir
İstanbul
Turkey
www.3m.com/tr/cilaugulama



3M España, S.L.

Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.3m.com.es/3M/es_ES/
empresa-es/contactar



3M France

1 Parvis de l'Innovation
CS 20203
95006 Cergy-Pontoise
France
Tel : +33 (0)1 30 31 61 61
3M.contact.fr@mmm.com
www.3M.com/fr/repauto



3M Italia srl

Divisione Prodotti Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Italia
Tel. 02 7035.1
3mitaly@mmm.com
www.3mautocarrozzeria.it



3M United Kingdom plc

Automotive Aftermarket
3M Centre, Cain Road,
Bracknell, RG12 8HT
England
Phone: +44 (0)161 237 6391
aadenquiries@mmm.com
www.3Mbodyshop.co.uk



3M Ireland Limited

Automotive Aftermarket
The Iveagh Building
Carrickmines Park
Carrickmines, Dublin 18
Ireland
Tel: +353 12160301
aadenquiries@mmm.com
www.3Mbodyshop.co.uk



3M Gulf Limited

Dubai Internet City
Building No. 11, 3rd Floor
U.A.E.



3M Svenska AB

Bileftermarknad
Herjärva torg 4
170 67 Solna
Svenska
Tel: 08-922100
aadenquiries@mmm.com
www.3M.se/bileftermarknad



3M Norge AS, Auto

Tærudgata 16
2004 Lillestrøm
Norge
aadenquiries@mmm.com
www.3m.no/auto



Denmark, 3M a/s,

Automotive Aftermarket
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Denmark
aadenquiries@mmm.com
www.3MAuto.dk



Finland, Suomen 3M Oy

Autotuotteet
Keilaniementie 1
02151 Espoo
Tel: 09 5252 1
aadenquiries@mmm.com
www.3M.fi/autotuotteet



3M Poland

Al. Katowicka 117
Kajetany
05-830 Nadarzyn
Polska
Telefon: +48 22 739 60 00
www.3m.pl/kontakt



3M Česko, spol. s r.o.

V Parku 2343/24
148 00 Praha 4



3M Slovensko s.r.o.

Polus Tower 2, Vajnorska 100/B
831 04 Bratislava



3M Hungária Kft

Neumann János u. 1/E
1117 Budapest

For more AAD Contact details go to:
www.3m.com/collisionrepair



3M Svenska AB
Herrjärva torg 4
170 67 Solna
Sweden
Tel : 08-92 21 00
www.3M.se