









3M™

Bumpon™

Resilient Rollstock.

Guida alla selezione dei prodotti.

																	
Codice prodotto	SJ5616	SJ5632	SJ5801	SJ5808	SJ5816	SJ5832	SJ5904	SJ5908	SJ5916	SJ6005	SJ6008	SJ6016	SJ6032	SJ6208	SJ6216	SJ6232	SJ6245
Proprietà/adatto per	Poliuretano trasparente (solido) con adesivo acrilico		Poliuretano nero (solido) con adesivo in gomma naturale		Poliuretano nero o bianco (solido) con adesivo in gomma naturale		Poliuretano nero (schiuma) con adesivo acrilico			Poliuretano nero (solido) con adesivo acrilico				Poliuretano nero o bianco (solido) con adesivo in gomma sintetica			
Caratteristiche principali (casella informativa)	Resistenza eccellente alle temperature estreme e ai solventi.		Ideale anche per substrati a bassa energia superficiale, adesivo versatile che lavora efficacemente sulla maggior parte delle superfici.				Resistenza eccellente alle temperature estreme e ai solventi.			Resistenza eccellente alle temperature estreme e ai solventi.				Adesivo ad elevata aderenza, ottima adesione iniziale.			

Caratteristiche fisiche e prestazioni, funzionalità chiave																	
Codice prodotto	SJ5616	SJ5632	SJ5801	SJ5808	SJ5816	SJ5832	SJ5904	SJ5908	SJ5916	SJ6005	SJ6008	SJ6016	SJ6032	SJ6208	SJ6216	SJ6232	SJ6245
Spessore totale [mm]	1,6	0,8	1	3,2	1,6	0,8	6,4	3,2	1,6	5,0	3,2	1,6	0,8	3,2	1,6	0,8	0,6
Spessore totale [pollici]	1/16	1/32	3/64	1/8	1/16	1/32	1/4	1/8	1/16	1/5	1/8	1/16	1/32	1/8	1/16	1/32	1/45
Tipo di adesivo	Acrilico A-20		Gomma naturale R-30				Acrilico A-20			Acrilico A-20				Sintetico Gomma R-25			
Colore	Trasparente	Trasparente	Nero	Nero	Nero Bianco	Nero Bianco	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Bianco
Larghezze del rotolo [mm]	114.3	114.3	114.3	114.3	114,3 (versione in bianco e nero) 342,9 (versione nera)	114.3	114.3	114.3	114,3 228,6	114.3	114.3	114.3	114.3	114.3	114.3	114.3	114.3
Lunghezza del rotolo [metri]	33	66	66	33	33	66	16	33	33	22	33	33	66	33	33	66	66
Durezza shore (M) ASTM-D-2240	75	75	72	72	72	72	36	36	40	72	72	72	72	72	72	72	72
	LSE	Scarsa	Scarsa	Buona	Buona	Buona	Buona	Scarsa	Scarsa	Scarsa	Scarsa	Scarsa	Scarsa	Scarsa	Eccellente	Eccellente	Eccellente
	HSE	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Eccellente	Eccellente	Eccellente
	Polipropilene	*	*	**	**	**	**	*	*	*	*	*	*	*	***	***	***
	Polistirene	*	*	**	**	**	**	*	*	*	*	*	*	*	***	***	***
	ABS	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	***	***	***
	Acciaio inox	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	***	***	***
	Alluminio	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	***	***	***
	Vetro	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	***	***	***
Trazione, lb./in.2 (KPa) ASTM-D-412, Die A	740 (5100)	740 (5100)	600 (4140)	600 (4140)	600 (4140)	600 (4140)	120 (830)	120 (830)	120 (830)	600 (4140)	600 (4140)	600 (4140)	600 (4140)	600 (4140)	600 (4140)	600 (4140)	600 (4140)
Taglio statico a 25°C (75°F)	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente
Taglio statico a 70°C (158°F)	Eccellente	Eccellente	Scarsa	Scarsa	Scarsa	Scarsa	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Discreta	Discreta	Discreta	Discreta
Resistenza ai solventi adesivi	Eccellente	Eccellente	Buona	Buona	Buona	Buona	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Buona	Buona	Buona	Buona
Elenco di infiammabilità	UL94HB	UL94HB	UL94HB	UL94HB	UL94HB	UL94HB	UL94HBF	UL94HBF	–	UL94HB	UL94HB	UL94HB	UL94HB	UL94HB	UL94HB	UL94HB	UL94HB
Temperatura di esercizio	Da -34°C (-30°F) a 66°C (150°F); 107°C (225°F) a esposizione intermittente																
Tolleranza al carico		Il carico massimo consigliato che Bumpon™ Resilient Rollstock è in grado di tollerare è pari a 100 psi (7,03 Kg/cm²) a una temperatura compresa tra 21°C (70°F) e 49°C (120°F)															

Applicazioni suggerite																	
Codice prodotto	SJ5616	SJ5632	SJ5801	SJ5808	SJ5816	SJ5832	SJ5904	SJ5908	SJ5916	SJ6005	SJ6008	SJ6016	SJ6032	SJ6208	SJ6216	SJ6232	SJ6245
Home Eliminazione rumore e graffi. Mobili da cucina, cassetti, gommini per pomelli, piedini di piccoli elettrodomestici da cucina, taglieri, oggetti decorativi in vetro e ceramica, cornici.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Settore elettronico Consente la dissipazione del calore con distanziatori e stabilizza i prodotti fornendo piedini antiscivolo e antisdrucolo. Piedini di protezione di dispositivi e piccoli elettrodomestici, guarnizioni, distanziali, distanziatori di circuiti stampati.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Settori automobilistico/aerospaziale Eliminazione di ronzio, squittii e sonagli. Ammortizzazione vano portaoggetti e bagagliaio, distanziali parabrezza e fari anteriori, distanziali tettuccio apribile, gruppi portabevande.	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Applicazioni generiche industriali/ufficio Protezione superfici, cuscinetti, prevenzione danni, slittamento e spostamento. Piedini per organizzatori/premi, strisce ammortizzanti su congelatori/celle frigorifere di supermercati o minimarket, inserti/protettori per utensili o impugnature.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Utilizzo del prodotto: Tutte le dichiarazioni, le informazioni tecniche e le indicazioni contenute in questo documento sono basate su test o esperienze ritenuti affidabili da 3M e sono valori medi da non utilizzare per fini specifici. Tuttavia molti fattori, fuori dal controllo di 3M™, possono influenzare l'utilizzo e le prestazioni di un prodotto 3M in una particolare applicazione, tra cui le condizioni in cui viene utilizzato, il momento e le condizioni ambientali in cui è destinato a essere impiegato. Poiché questi fattori sono sotto il controllo esclusivo dell'utente, è essenziale che questi valuti il prodotto 3M per determinare se sia adatto a uno scopo particolare e idoneo per il metodo o l'applicazione in questione. Tutti gli aspetti di responsabilità correlati a questo prodotto sono regolati dalle condizioni di vendita, subordinate alla legge in vigore laddove applicabile.

Fai clic o
scansiona
per ulteriori
informazioni.

