

2023年4月吉日

3M™ MCS™ 保証プログラム 認定店 各位

スリーエム ジャパン株式会社  
本社 141-8684 東京都品川区北品川 6-7-29  
コマーシャルソリューション事業部  
グラフィックス・パーソナルオート マーケティング部  
部長 横田 直美

## 3M™ MCS™ 保証プログラム 認定店様向け

### 2023 セールスコンテストのご案内

拝啓、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品をご愛顧賜りありがとうございます。この度、以下内容にて 3M™ MCS™ 保証プログラム 認定店様向け 2023 セールスコンテストを実施いたします。内容をご確認いただき、ぜひご参加のご検討をよろしくお願いいたします。ご不明な点がございましたら弊社販売部員へお問い合わせください。

敬具

記

■ 参加資格：

3M™ MCS™ 保証プログラム 認定店に所属する社員様

■ 対象期間：

2023年5月1日～2023年8月31日

※上記の期間に顧客へ納品され、3M へ報告された案件が、コンテスト順位決定のための集計対象となります。

■ 対象製品：

3M™ MCS™ 保証プログラム対象製品（表 1. 参照）

■ 表彰：

本セールスコンテストでは個人表彰を行います。入賞者へは以下の景品の贈呈を予定しております。

- 1～3位：景品 9万円相当
- 4～10位：景品 6万円相当
- 11～20位：景品 2万円相当



スリーエム ジャパン株式会社

※景品詳細は追ってご連絡いたします。景品は、入賞者の方の所属する事業者様にお渡しする形となります。当該の事業者様から入賞者の方へ贈呈いただくようお願いします。

■ コンテスト順位決定方法：

- ポイント制を取ります。
- 対象製品を用いた案件について、1 案件につき 1 ポイント付与します。

ポイント付与条件：

1. 対象期間に顧客へ納品され、3M へ報告されたものであること
2. 対象製品が使用された案件であること
3. 提出案件に関わる 3M™ MCS™ 保証プログラムの保証書が発行されていること

※同じ顧客内では 5 件までがポイント付与の対象となります。

※セリア様、クオール様、トヨタ様のオーバルマークの案件については、3M™ MCS™ 保証プログラムの運用が既に取りられているため、コンテストの公平性の観点から今回除外いたします。

- 3M への案件報告時には、以下 2 点を添付ください。
  1. 案件情報が入力された 3M 指定のテンプレートファイル
  2. 報告案件の 3M™ MCS™ 保証プログラム 保証書

※案件情報ならびに写真は、3M 社内で審査ならびに参考のため共有されるのみにとどまり、社外に公開されることはありません。

- ポイントの合計が高い順に順位を決定します。

■ 事前登録：

本セールスコンテストへご参加いただける方は、以下のウェブフォームにて事前登録をお願い申し上げます。登録者様へはコンテストの途中経過情報や、成功事例の共有等をさせていただきます。途中経過報告や最終結果発表において、上位の方の社名やハンドルネームを公開することにご留意ください。

▼事前登録はこちら

[https://engage.3m.com/CSD-JP-MCS-Contest-Reg#xd\\_co\\_f=MGQ0ZmFjMTgtNzliYi00MmNmLWFhNjQtNDlkZDM3YjE0NWJh~](https://engage.3m.com/CSD-JP-MCS-Contest-Reg#xd_co_f=MGQ0ZmFjMTgtNzliYi00MmNmLWFhNjQtNDlkZDM3YjE0NWJh~)



スリーエム ジャパン株式会社

■ 獲得案件情報の 3M への報告方法：

以下 2 点を添付し、指定のメールアドレスへ送付してください。

- 案件情報が入力された 3M 指定のテンプレートファイル
- 報告案件の 3M™ MCS™ 保証プログラム 保証書

送信先：[3m\\_grapicml\\_jp@mmm.com](mailto:3m_grapicml_jp@mmm.com)

件名：[貴社名 お名前 物件名] 3M MCS セールスコンテスト 報告

本文：空欄

※案件情報をご入力いただくテンプレートファイルは事前登録された方へ別途送付いたします。

ご不明な点がございましたら、弊社販売部員までお問い合わせください。

表 1.

※「●」が付いている組み合わせが、MCS 保証対象かつ本セールスコンテストでのポイント付与対象です。  
 ※プリンターメーカーごとに保証対象に差異がありますので、詳しくは弊社ウェブサイトでご確認ください：  
[https://www.3mcompany.jp/3M/ja\\_JP/graphics-signage-jp/resources/catalog/](https://www.3mcompany.jp/3M/ja_JP/graphics-signage-jp/resources/catalog/)

|               | IJ4114V | IJ4115V | AF1964 | 8458G | IJ4116N | IJ4117N | 8428G | 8520 | PF900AP Series | PF950AP Series |
|---------------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|-------|------|----------------|----------------|
| IJ280         | ●       | ●       | -      | -     | ●       | ●       | ●     | ●    | -              | -              |
| IJ180Cv3-10XR | ●       | ●       | -      | -     | ●       | ●       | -     | -    | -              | -              |
| IJ180mC-10    | ●       | ●       | -      | -     | ●       | ●       | -     | -    | -              | -              |
| IJ180mC-114   | ●       | ●       | -      | -     | ●       | ●       | -     | -    | -              | -              |
| IJ180mC-120   | ●       | ●       | -      | -     | ●       | ●       | -     | ●    | -              | -              |
| IJ180-10      | ●       | ●       | -      | -     | ●       | ●       | -     | -    | -              | -              |
| AF1000        | ●       | ●       | ●      | -     | -       | -       | -     | -    | -              | -              |
| AF1020        | ●       | ●       | ●      | -     | -       | -       | -     | -    | -              | -              |
| AF1900        | ●       | ●       | ●      | -     | -       | -       | -     | -    | -              | -              |
| SV480mC       | ●       | ●       | -      | ●     | -       | -       | -     | -    | -              | -              |
| PF000         | -       | -       | -      | -     | -       | -       | -     | -    | ●              | -              |
| PF050         | -       | -       | -      | -     | -       | -       | -     | -    | -              | ●              |
| IJ5331NCv3    | ●       | ●       | -      | -     | ●       | ●       | -     | -    | -              | -              |
| IJ5331N       | ●       | ●       | -      | -     | ●       | ●       | -     | -    | -              | -              |
| RG5332R       | ●       | ●       | -      | -     | ●       | ●       | -     | -    | -              | -              |
| RG5333R       | ●       | ●       | -      | -     | ●       | ●       | -     | -    | -              | -              |
| 780mC-10R     | ●       | ●       | -      | -     | ●       | ●       | -     | -    | -              | -              |
| IJ680-10      | ●       | ●       | -      | -     | ●       | ●       | -     | -    | -              | -              |

以上

