



CUBITRON™ II

Gewebeschleifband 726A und 423A

Bleiben Sie auf der Überholspur.

Eine höhere Produktivität ist nicht mehr weit! Das 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 726A der neuen Generation und das 3M™ Gewebeschleifband 423A mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis bieten Leistung und Flexibilität bei Anwendungen mit niedrigem Anpressdruck und beim Finishen konturierter Oberflächen.

- Flexible, reißfeste J-Gewebeunterlage aus Baumwolle und Polyester
- Anti-Haft-Beschichtung verhindert Zusetzen

3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 726A

- ▶ Präzisionsgeformtes Korn (3M) für einen schnellen Abtrag, lange Standzeit und hitzebeständige Leistung auf den meisten Metallen

3M™ Gewebeschleifband 423A


- ▶ Siliciumcarbid für effiziente Leistung und perfektes Oberflächenfinish, auch auf Weichmetallen

▶ Anwendungen

- ▶ Dimensionierung
- ▶ Verblenden
- ▶ Feinbearbeitung
- ▶ Oberflächen-vorbehandlung vor der Beschichtung

▶ Branchen

- ▶ Sanitärarmaturen
- ▶ Baubeschläge
- ▶ Turbinenschaufeln
- ▶ Handwerkzeuge
- ▶ Medizinische Implantate



Haltbarkeit und Flexibilität für perfektes Oberflächenfinish.

Gehen Sie Anwendungen mit niedrigem Anpressdruck mit zwei leistungsstarken Bändern an, die auf den meisten Metallen gut funktionieren.



**3M™ Cubitron™ II
Gewebeschleifband
726A**



**3M™
Gewebeschleifband
423A**

Produktmerkmale

Mineral-Schleifmittel	3M™ präzisionsgeformtes Korn/ Aluminiumoxid-Mischung ▶ Schneller und konsistenter Abtrag ▶ Lange Standzeit des Bandes ▶ Hitzebeständige Leistung	Siliciumcarbid ▶ Schneller Abtrag ▶ Perfektes, feines Oberflächenfinish ▶ Geringeres Zusetzen auf Weichmetallen
J-Trägermaterial aus Baumwolle und Polyester ▶ Flexibel, kanteneinreißfest ▶ Anschmiegsam	▶ Voll flexibles X-Trägermaterial (80+ bis 150+) ▶ J-Trägermaterial aus Baumwolle und Polyester (180+ und feiner)	✓
Anti-Haft-Beschichtung ▶ Erhöht die Abtragsrate ▶ Trägt dazu bei, die Standzeit des Bandes zu verlängern, so dass dieses seltener gewechselt werden muss	✓	✓
Kompatibilität mit Robotik-Werkzeugen ▶ Gut geeignet für automatisiertes/robotisches Schleifen und Finishen	✓	✓
Körnungen	80+ bis 400+	P120 bis P1000
Substrat	Baustahl, Edelstahl, AL, Messing und andere Weichmetalle	Baustahl, Edelstahl, Titan und andere Weichmetalle
Expertentipp	Verwendung abwechselnd mit 3M™ Trizact™ Bändern, um Stahl vor der Verchromung vorzubereiten oder um eine spiegelgleiche Oberflächenqualität zu erzeugen	Hervorragend geeignet zum Finishen von Titan in der Luft- und Raumfahrtindustrie

3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifrolle 726A Größe: 1380 mm x 50 m	
Körnung	SAP Kennung
80+	7100290077
120+	7100290078
150+	7100290079
180+	7100290080
220+	7100290081
240+	7100290082
320+	7100290083
400+	7100290084

3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 726A Konfigurierbare Bänder	
Körnung	SAP Kennung
80+	7100289610
120+	7100289609
150+	7100289608
180+	7100289607
220+	7100289606
240+	7100289605
320+	7100289604
400+	7100289603

Konfigurierbare Größen	
Breite (mm)	Länge (mm)
3–24	275–6000
25–119	275–9000
120–319	275–25.000
320–330	275–9000
331–399	1001–9000

3M™ Gewebeschleifrolle 423A Größe: 1380 mm x 50 m	
Körnung	SAP Kennung
P120	7100290085
P150	7100290086
P180	7100290087
P240	7100290088
P320	7100290089
P400	7100290090
P600	7100290091
P800	7100290092
P1000	7100290093

3M™ Gewebeschleifband 423A Konfigurierbare Bänder	
Körnung	SAP Kennung
P120	7100289522
P150	7100289521
P180	7100289520
P240	7100289519
P320	7100289518
P400	7100289517
P600	7100289516
P800	7100289515
P1000	7100289514

Konfigurierbare Größen	
Breite (mm)	Länge (mm)
3–24	275–6000
25–119	275–9000
120–319	275–25.000
320–330	275–9000
331–399	1001–9000



3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1
D-41453 Neuss
Telefon: +49 2131 88 19 265
E-Mail: schleifen.de@mmm.com
www.3m.de/schleifen

3M Österreich GmbH
Schleifsysteme
Kranichberggasse 4
A-1120 Wien
Telefon: +43 1417 00 52
E-Mail: schleifen-at@mmm.com

3M (Schweiz) GmbH
Schleifsysteme
Eggstrasse 93
CH-8803 Rüschlikon
Telefon: +41 4350 896 58
E-Mail: 3M.PAS.ch@mmm.com

Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung richten sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Wenn nicht eine andere Garantie auf den zugehörigen 3M Produktverpackungen oder in den Produktunterlagen ausdrücklich angegeben ist (in welchem Fall diese Garantie gilt), garantiert 3M, dass jedes 3M Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung durch 3M den jeweiligen 3M Produktspezifikationen entspricht. **3M SCHLIESST ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE AUS EINER GESCHÄFTSBEZIEHUNG ODER AUS HANDELSBRAUCH ENTSTEHEN.** Wenn ein 3M Produkt nicht dieser Garantie entspricht, dann besteht die einzige und ausschließliche Abhilfe nach Wahl von 3M im Austausch des 3M Produkts oder der Erstattung des Kaufpreises.
Haftungsbeschränkung: Außer der oben angegebenen beschränkten Abhilfe und soweit der Haftungsausschluss nicht gesetzlich untersagt ist, haftet 3M nicht für jedweden Verlust oder Schaden, der durch das 3M Produkt entsteht oder mit ihm verbunden ist, sei dieser nun direkt, indirekt, speziell, zufällig oder ein Folgeschaden (insbesondere nicht für entgangene Gewinne und Geschäftsebenen). Dies gilt unabhängig von rechtlichen oder billigkeitsrechtlichen Gesichtspunkten, insbesondere Gewährleistung, Vertrag, Fahrlässigkeit oder verschuldensunabhängiger Haftung.
© 3M 2023. Alle Rechte vorbehalten.
3M und Cubitron sind Marken der 3M Company. Wird in Kanada unter Lizenz verwendet.