

3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Falldämpande kopplingslina, kanttestad



Beskrivning

Underordnat varumärke:	DBI-SALA®
Bransch:	Olika
Användningssområden:	Olika

Funktioner

Lina:	- Typ: Fallskydd - Material: – 12,5 mm diameter flätat polyamidrep – Orange detaljer markerar att produkten är lämplig för användningsområden nära kanter
Viktklassad:	- Min: 50 kg - Max: 130 kg - Maximal kraft*: <6kN
Standarder:	CE EN 355:2002 RFU (VG-11) nr. PPE-R/11.074

Falldämparkoppling									Benkoppling				
	↔	Ben	kg	Typ	Låsning	Brottstyrka	Öppning	Material	Typ	Låsning	Brottstyrka	Öppning	Material
1246547	1,5 m	2	1,65	Självlåsande enhet	Självlåsande	25 kN	21 mm	Aluminium	Ställningskrok	Självlåsande	23 kN	60 mm	Aluminium
1246548	2,0 m	1	1,11	Självlåsande enhet	Självlåsande	25 kN	21 mm	Aluminium	Ställningskrok	Självlåsande	23 kN	60 mm	Aluminium



1246547



1246548

*Testad med standard EN 355 över viktklassning

Version: 1

Den här versionen är det enda dokument som gäller för produkten/produkterna sedan publiceringsdatum.

3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Falldämpande kopplingslina

Beskrivning

Underordnat varumärke:	DBI-SALA®
Bransch:	Olika
Användningssområden:	Olika

Funktioner

Lina:	• Typ: Fallskydd • Benty: Lina med ett ben • Material: 10,5 mm diameter flätat polyamidrep
Viktklassad:	• Min: 50 kg • Max: 130 kg • Maximal kraft*: <6kN
Standarder:	CE EN 355:2002

Falldämparkoppling									Benkoppling				
	↔	Ben	kg	Typ	Låsning	Brottstyrka	Öppning	Material	Typ	Låsning	Brottstyrka	Öppning	Material
1246559	1,25 m	1	0,63	Karbinhake	Vridlås, självlåsande	28 kN	19 mm	Aluminium	Karbinhake	Vridlås	28 kN	19 mm	Aluminium
1246544	2,0 m	1	0,65	Karbinhake	Vridlås, självlåsande	28 kN	19 mm	Aluminium	Karbinhake	Vridlås	28 kN	19 mm	Aluminium
1246560	1,25 m	1	0,98	Karbinhake	Vridlås, självlåsande	28 kN	19 mm	Aluminium	Ställningskrok	Sjävlåsande	23 kN	60 mm	Aluminium



1246559 / 1246544



1246560

*Testad med standard EN 355 över viktklassning

3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Falldämpande kopplingslina

Beskrivning

Underordnat varumärke:	DBI-SALA®
Bransch:	Olika
Användningssområden:	Olika

Funktioner

Lina:	• Typ: Fallskydd • Bentyg: Band med dubbla ben • Material: 30 mm polyesterband
Viktklassad:	• Min: 50 kg • Max: 130 kg • Maximal kraft*: <6kN
Standarder:	CE EN 355:2002

				Falldämparkoppling					Benkoppling				
	↔	Ben	kg	Typ	Låsning	Brottstyrka	Öppning	Material	Typ	Låsning	Brottstyrka	Öppning	Material
1246540	2,0 m	1	1,64	Karbinhake	Vridlås, självlåsand	28 kN	19 mm	Aluminium	Ställningskrok	Självlåsande	23 kN	60 mm	Aluminium



1246540

*Testad med standard EN 355 över viktklassning

Version: 1

Den här versionen är det enda dokument som gäller för produkten/produkterna sedan publiceringsdatum.

3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Utdragbar falldämpande kopplingslina

Beskrivning

Underordnat varumärke:	DBI-SALA®
Bransch:	Olika
Användningssområden:	Olika

Funktioner

Lina:	- Typ: Fallskydd - Bentyp: Elastiska band med ben - Material: 35 mm polyesterband
Viktklassad:	- Min: 50 kg - Max: 130 kg - Maximal kraft*: <6kN
Standarder:	CE EN 355:2002

				Falldämparkoppling					Benkoppling				
	↔	Ben	kg	Typ	Låsning	Brottstyrka	Öppning	Material	Typ	Låsning	Brottstyrka	Öppning	Material
1246557	2,0 m	2	1,64	Karbinhake	Vridlås, självlåsand	28 kN	19 mm	Aluminium	Ställningskrok	Självlåsande	23 kN	60 mm	Aluminium
1246558	1,5 m	2	2,49	Karbinhake	Vridlås, självlåsand	28 kN	19 mm	Aluminium	Ställningskrok	Självlåsande	23 kN	110 mm	Aluminium
1246555	1,25 m	1	0,97	Karbinhake	Vridlås, självlåsand	28 kN	19 mm	Aluminium	Ställningskrok	Självlåsande	23 kN	60 mm	Aluminium
1246556	2,0 m	1	1,06	Karbinhake	Vridlås, självlåsand	28 kN	19 mm	Aluminium	Ställningskrok	Självlåsande	23 kN	60 mm	Aluminium



1246557



1246558



1246555 / 1246556

*Testad med standard EN 355 över viktklassning

Version: 1

Den här versionen är det enda dokument som gäller för produkten/produkterna sedan publiceringsdatum.

3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Falldämpande lina Wrapbax™ Omtagslina

Beskrivning

Underordnat varumärke:	DBI-SALA®
Bransch:	Olika
Användningssområden:	Olika

Funktioner

Lina:	- Typ: Fallskydd - Bentyp: Band - Material: – 30 mm polyamidband – 57 kN dragstyrka – 6,0 mm tjock
Viktklassad:	- Min: 50 kg - Max: 130 kg - Maximal kraft*: <6kN
Standarder:	CE EN 355:2002

				Falldämparkoppling					Benkoppling				
	↔	Ben	kg	Typ	Låsning	Brottstyrka	Öppning	Material	Typ	Låsning	Brottstyrka	Öppning	Material
1246542	2,0 m	2	1,76	Karbinhake	Vridlås, självlåsande	28 kN	19 mm	Aluminium	Självlåsande enhet – omtagslina	Självlåsande	22 kN	19 mm	Stål – zinkpläterad
1246543	2,0 m	1	1,09	Karbinhake	Vridlås, självlåsande	28 kN	19 mm	Aluminium	Självlåsande enhet – omtagslina	Självlåsande	22 kN	19 mm	Stål – zinkpläterad



1246542



1246543

*Testad med standard EN 355 över viktklassning

Version: 1

Den här versionen är det enda dokument som gäller för produkten/produkterna sedan publiceringsdatum.

3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Utdragbar falldämpande kopplingslina, kanttestad



Beskrivning

Underordnat varumärke:	DBI-SALA®
Bransch:	Olika
Användningssområden:	Olika


Funktioner

Lina:	• Typ: Fallskydd • Bentyyp: Elastiska band med ben • Material: – 60 mm rundvävt polyesterband – 25 mm polyesterband och elastisk kärna
Viktklassad:	• Min: 50 kg • Max: 130 kg • Maximal kraft*: <6kN
Standarder:	CE EN 355:2002 RFU (VG-11) nr. PPE-R/11.074

				Falldämparkoppling					Benkoppling				
	↔	Ben	kg	Typ	Låsning	Brotstyrka	Öppning	Material	Typ	Låsning	Brotstyrka	Öppning	Material
1246564	2,0 m	2	1,83	Karbinhake	Triple Action	28 kN	19 mm	Aluminium	Ställningskrok	Självlåsande	23 kN	60 mm	Aluminium
1246565	2,0 m	2	2,47	Karbinhake	Triple Action	28 kN	19 mm	Aluminium	Ställningskrok	Självlåsande	23 kN	87 mm	Stål – zinkpläterad
1246550	2,0 m	1	1,14	Karbinhake	Triple Action	28 kN	19 mm	Aluminium	Ställningskrok	Självlåsande	23 kN	60 mm	Aluminium



1246564



1246565



1246550

*Testad med standard EN 355 över viktklassning

Version: 1

Den här versionen är det enda dokument som gäller för produkten/produkterna sedan publiceringsdatum.

3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™

Falldämpande kopplingslina, omtagslina

Beskrivning

Underordnat varumärke:	DBI-SALA®
Bransch:	Olika
Användningssområden:	Olika

Funktioner

Lina:	• Typ: Fallskydd • Bentyyp: Band med ben • Material: – 35 mm rundvävt polyesterband – 25 mm polyesterbandkärna
Viktklassad:	• Min: 50 kg • Max: 130 kg • Maximal kraft*: <6kN
Standarder:	CE EN 355:2002

Falldämparkoppling									Benkoppling				
	↔	Ben	kg	Typ	Låsning	Brottstyrka	Öppning	Material	Typ	Låsning	Brottstyrka	Öppning	Material
1246545	1,65 m	2	2,40	Karbinhake	Triple Action	28 kN	19 mm	Aluminium	Ställningskrok	Självlåsande	23 kN	60 mm	Aluminium



1246545

*Testad med standard EN 355 över viktklassning

Version: 1

Den här versionen är det enda dokument som gäller för produkten/produkterna sedan publiceringsdatum.

Viktigt!

Montering och användning av produkten som beskrivs i det här dokumentet förutsätter att användaren har tidigare erfarenhet av den här typen av produkt och att den monteras av en kompetent yrkesperson i enlighet med produktdokumentationen. Före all användning av den här produkten bör några tester utföras för att validera produktens prestanda inom dess förväntade tillämpning.

All information och alla specifikationer i det här dokumentet gäller för den specifika 3M-produktens egenskaper och är inte tillämpliga på några andra produkter eller miljön. All hantering och användning av den här produkten som inte följer informationen i dokumentet sker på användarens egen risk.

Efterlevnad av informationen och specifikationerna som gäller produkten i detta dokument undantar inte användaren från skyldigheten att följa andra relevanta riktlinjer (säkerhetsregler, procedurer). Användningskraven för denna produkt måste efterlevas, i synnerhet med hänsyn till arbetsmiljön och vid användning tillsammans med verktyg. 3M (som varken kan verifiera eller kontrollera dessa element) ska inte hållas ansvariga för konsekvenserna av eventuella brott mot regler som ligger utanför dess beslutsmandat och kontroll.

Garantivillkor för produkter fastställs i försäljningsavtalen och med de obligatoriska och tillämpliga villkor som utesluter all annan garanti eller kompensation.

3M Fallskydd

Capital Safety (Northern Europe) Limited
3M Centre, Cain Road
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK

Capital Safety Group (EMEA)
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANKRIKE

Tel: 46-(0)8 50 63 5707 E-post: informationfallprotection@mmm.com Webb: 3M.com/FallProtection

3M, DBI-SALA tillhör 3M Company och dess dotterbolag.



Fall Protection