


Linka z amortyzatorem 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Edge



Opis produktu

Podmarka:	DBI-SALA®
Branża:	Różne
Zastosowania:	Różne

Cechy

Linka bezpieczeństwa:	• Typ: Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości • Materiał: – Lina pleciona z poliamidu o średnicy 12,5 mm – Pomarańczowe akcenty wskazują na przydatność do stosowania podczas pracy na krawędziach
Maksymalna nośność:	• Min.: 50 kg • Maks.: 130 kg • Maksymalna siła szczytowa*: <6 kN
Normy:	CE EN 355:2002 RFU (VG-11) nr PPE-R/11.074

Łącznik do upręży									Łącznik kotwiczący				
	↔	Łączniki kotwiczące	kg	Typ	Blokada	Wytrzymałość	Prześwit	Materiał	Typ	Blokada	Wytrzymałość	Prześwit	Materiał
1246547	1,5 m	2	1,65	Karabinek hakowy	Samoblokująca	25 kN	21 mm	Aluminium	Mocowanie do rusztowań	Samoblokująca	23 kN	60 mm	Aluminium
1246548	2,0 m	1	1,11	Karabinek hakowy	Samoblokująca	25 kN	21 mm	Aluminium	Mocowanie do rusztowań	Samoblokująca	23 kN	60 mm	Aluminium



1246547



1246548

*Testowane według normy EN 355 przy uwzględnieniu całego przedziału obciążeń

Wersja: 1

Ta wersja jest jedynym dokumentem dotyczącym produktów od daty publikacji



Fall Protection

Karta danych technicznych

1246559 / 1246544 / 1246560

Linka z amortyzatorem 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™

Opis produktu

Podmarka:	DBI-SALA®
Branża:	Różne
Zastosowania:	Różne

Cechy

Linka bezpieczeństwa:	• Typ: Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości • Typ łącznika: Łącznik pojedynczy linowy • Materiał: Lina pleciona z poliamidu o średnicy 10,5 mm
Maksymalna nośność:	• Min.: 50 kg • Maks.: 130 kg • Maksymalna siła szczytowa*: <6 kN
Normy:	CE EN 355:2002

Łącznik do uprząży									Łącznik kotwiczący				
	←.....→	Łączniki kotwiczące	kg	Typ	Blokada	Wytrzymałość	Prześwit	Materiał	Typ	Blokada	Wytrzymałość	Prześwit	Materiał
1246559	1,25 m	1	0,63	Karabinek	Samoblokująca z blokadą Twist Lock	28 kN	19 mm	Aluminium	Karabinek	Twist Lock	28 kN	19 mm	Aluminium
1246544	2,0 m	1	0,65	Karabinek	Samoblokująca z blokadą Twist Lock	28 kN	19 mm	Aluminium	Karabinek	Twist Lock	28 kN	19 mm	Aluminium
1246560	1,25 m	1	0,98	Karabinek	Samoblokująca z blokadą Twist Lock	28 kN	19 mm	Aluminium	Mocowanie do rusztowań	Samoblokująca	23 kN	60 mm	Aluminium



1246559 / 1246544



1246560

*Testowane według normy EN 355 przy uwzględnieniu całego przedziału obciążeń

Wersja: 1

Ta wersja jest jedynym dokumentem dotyczącym produktów od daty publikacji

Taśmy do linki z amortyzatorem 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™

Opis produktu

Podmarka:	DBI-SALA®
Branża:	Różne
Zastosowania:	Różne

Cechy

Linka bezpieczeństwa:	- Typ: Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości - Typ łącznika: Podwójny łącznik taśmowy - Materiał: Poliesterowe taśmy 30 mm
Maksymalna nośność:	- Min.: 50 kg - Maks.: 130 kg - Maksymalna siła szczytowa*: <6 kN
Normy:	CE EN 355:2002

		Łącznik do upręży							Łącznik kotwiczący				
	↔	Łączniki kotwiczące	kg	Typ	Blokada	Wytrzymałość	Prześwit	Materiał	Typ	Blokada	Wytrzymałość	Prześwit	Materiał
1246540	2,0 m	1	1,64	Karabinek	Samoblokująca z blokadą Twist Lock	28 kN	19 mm	Aluminium	Mocowanie do rusztowań	Samoblokująca	23 kN	60 mm	Aluminium



1246540

*Testowane według normy EN 355 przy uwzględnieniu całego przedziału obciążeń

Wersja: 1

Ta wersja jest jedynym dokumentem dotyczącym produktów od daty publikacji



Fall Protection

Karta danych technicznych
1246557/1246558/1246555/1246556

Linka z amortyzatorem 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander

Opis produktu

Podmarka:	DBI-SALA®
Branża:	Różne
Zastosowania:	Różne

Cechy

Linka bezpieczeństwa:	- Typ: Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości - Typ łącznika: Łączniki taśmowe elastyczne - Materiał: Poliestrowe taśmy 35 mm
Maksymalna nośność:	- Min.: 50 kg - Maks.: 130 kg - Maksymalna siła szczytowa*: <6 kN
Normy:	CE EN 355:2002

				Łącznik do upręży					Łącznik kotwiczący				
	↔	Łączniki kotwiczące	kg	Typ	Blokada	Wytrzymałość	Prześwit	Materiał	Typ	Blokada	Wytrzymałość	Prześwit	Materiał
1246557	2,0 m	2	1,64	Karabinek	Samoblokująca z blokadą Twist Lock	28 kN	19 mm	Aluminium	Mocowanie do rusztowań	Samoblokująca	23 kN	60 mm	Aluminium
1246558	1,5 m	2	2,49	Karabinek	Samoblokująca z blokadą Twist Lock	28 kN	19 mm	Aluminium	Mocowanie do rusztowań	Samoblokująca	23 kN	110 mm	Aluminium
1246555	1,25 m	1	0,97	Karabinek	Samoblokująca z blokadą Twist Lock	28 kN	19 mm	Aluminium	Mocowanie do rusztowań	Samoblokująca	23 kN	60 mm	Aluminium
1246556	2,0 m	1	1,06	Karabinek	Samoblokująca z blokadą Twist Lock	28 kN	19 mm	Aluminium	Mocowanie do rusztowań	Samoblokująca	23 kN	60 mm	Aluminium



1246557



1246558



1246555 / 1246556

*Testowane według normy EN 355 przy uwzględnieniu całego przedziału obciążeń

Wersja: 1

Ta wersja jest jedynym dokumentem dotyczącym produktów od daty publikacji

LINKA Z AMORTYZATOREM 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Wrapbax™ Tie-Back

Opis produktu

Podmarka:	DBI-SALA®
Branża:	Różne
Zastosowania:	Różne

Cechy

Linka bezpieczeństwa:	- Typ: Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości - Typ łącznika: Taśmy - Materiał: - Taśmy poliamidowe 30 mm - Wytrzymałość na rozciąganie – 57 kN – 6,0 mm grubości
Maksymalna nośność:	- Min.: 50 kg - Maks.: 130 kg - Maksymalna siła szczytowa*: <6 kN
Normy:	CE EN 355:2002

Łącznik do upręży									Łącznik kotwiczący				
	↔	Łączniki kotwiczące	kg	Typ	Blokada	Wytrzymałość	Prześwit	Materiał	Typ	Blokada	Wytrzymałość	Prześwit	Materiał
1246542	2,0 m	2	1,76	Karabinek	Samoblokująca z blokadą Twist Lock	28 kN	19 mm	Aluminium	Karabinek hakowy – pętla stanowiskowa	Samoblokująca	22 kN	19 mm	Stal ocynkowana
1246543	2,0 m	1	1,09	Karabinek	Samoblokująca z blokadą Twist Lock	28 kN	19 mm	Aluminium	Karabinek hakowy – pętla stanowiskowa	Samoblokująca	22 kN	19 mm	Stal ocynkowana



1246542



1246543

*Testowane według normy EN 355 przy uwzględnieniu całego przedziału obciążeń

Wersja: 1

Ta wersja jest jedynym dokumentem dotyczącym produktów od daty publikacji




Fall Protection

Karta danych technicznych

1246564 / 1246565 / 1246550

Linka z amortyzatorem 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander Edge



Opis produktu

Podmarka:	DBI-SALA®
Branża:	Różne
Zastosowania:	Różne


Cechy

Linka bezpieczeństwa:	- Typ: Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości - Typ łącznika: Łączniki taśmowe elastyczne - Materiał: – Poliestrowa tuba taśm 60 mm – Taśma poliestrowa – 25 mm i elastyczny rdzeń
Maksymalna nośność:	- Min.: 50 kg - Maks.: 130 kg - Maksymalna siła szczytowa*: <6 kN
Normy:	CE EN 355:2002 RFU (VG-11) nr PPE-R/11.074

			Łącznik do upręży						Łącznik kotwiczący				
	↔	Łączniki kotwiczące	kg	Typ	Blokada	Wytrzymałość	Prześwit	Materiał	Typ	Blokada	Wytrzymałość	Prześwit	Materiał
1246564	2,0 m	2	1,83	Karabinek	Trójstopniowa	28 kN	19 mm	Aluminium	Mocowanie do rusztowań	Samoblokująca	23 kN	60 mm	Aluminium
1246565	2,0 m	2	2,47	Karabinek	Trójstopniowa	28 kN	19 mm	Aluminium	Mocowanie do rusztowań	Samoblokująca	23 kN	87 mm	Stal ocynkowana
1246550	2,0 m	1	1,14	Karabinek	Trójstopniowa	28 kN	19 mm	Aluminium	Mocowanie do rusztowań	Samoblokująca	23 kN	60 mm	Aluminium



1246564



1246565



1246550

*Testowane według normy EN 355 przy uwzględnieniu całego przedziału obciążeń

Wersja: 1

Ta wersja jest jedynym dokumentem dotyczącym produktów od daty publikacji

Pętla stanowiskowa taśmy do linki z amortyzatorem 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™

Opis produktu

Podmarka:	DBI-SALA®
Branża:	Różne
Zastosowania:	Różne

Cechy

Linka bezpieczeństwa:	- Typ: Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości - Typ łącznika: Łączniki taśmowe - Materiał: – Poliesterowa tuba taśm 35 mm – Rdzeń poliesterowy taśm 25 mm
Maksymalna nośność:	- Min.: 50 kg - Maks.: 130 kg - Maksymalna siła szczytowa*: <6 kN
Normy:	CE EN 355:2002

Łącznik do upręży									Łącznik kotwiczący				
	←.....→	Łączniki kotwiczące	kg	Typ	Blokada	Wytrzymałość	Prześwit	Materiał	Typ	Blokada	Wytrzymałość	Prześwit	Materiał
1246545	1,65 m	2	2,40	Karabinek	Trójstopniowa	28 kN	19 mm	Aluminium	Mocowanie do rusztowań	Samoblokująca	23 kN	60 mm	Aluminium



1246545

*Testowane według normy EN 355 przy uwzględnieniu całego przedziału obciążeń

Wersja: 1

Ta wersja jest jedynym dokumentem dotyczącym produktów od daty publikacji

Ważna uwaga

Montaż i używanie produktu opisanego w tym dokumencie zakłada, że użytkownik ma wcześniejsze doświadczenie z tego typu produktem i że zostanie on złożony przez osobę kompetentną zgodnie z dokumentacją produktu. Przed każdym użyciem tego produktu zaleca się wykonanie testów w celu sprawdzenia działania produktu w jego przewidywanym zastosowaniu.

Wszystkie informacje i szczegółowe dane techniczne zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą wyłącznie tego konkretnego produktu 3M i nie mają zastosowania do innych produktów lub środowisk pracy. Wszelkie działania lub użytkowanie produktu z naruszeniem zasad opisanych w niniejszym dokumencie odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

Zgodność z informacjami i specyfikacją dotyczącą produktu zawartymi w niniejszym dokumencie nie zwalnia użytkownika z obowiązku przestrzegania dodatkowych wytycznych (zasad bezpieczeństwa, procedur). Należy przestrzegać zgodności z wymaganiami działania, szczególnie w odniesieniu do środowiska pracy i używania narzędzi. Grupa 3M (która nie może zweryfikować ani kontrolować tych elementów) nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje jakiegokolwiek naruszenia tych zasad, które pozostają niezależne od jej decyzji i kontroli.

Warunki gwarancji na produkty określa się w dokumentach umowy sprzedaży oraz obowiązującym prawie, z wyłączeniem wszelkich innych gwarancji lub odszkodowań.

Produkty do prac wysokościowych 3M

Capital Safety (Northern Europe) Limited

3M Centre, Cain Road Bracknell,
Berkshire, RG12 8HT, UK

Telefon +33(0)4 83 58 08 08 Adres e-mail informationfallprotection@mmm.com Strona internetowa
3M.com/FallProtection

Grupa Capital Safety (EMEA)

Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue –
BP15 06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE



Fall Protection