


3M™ ポリエステル基材両面粘着テープ 9415PC

1. 概要：3M™ ポリエステル基材両面粘着テープ 9415PC は、ポリエステルフィルム基材の片面に貼ったり剥がしたり繰り返し接着可能な粘着剤を使用した両面粘着テープです。

2. 構造：



3. 特長：

- (1) 強粘着側の粘着剤は各種被着体に対して高い接着性を示します。
- (2) 弱粘着側の粘着剤は貼ったり剥いたりといった繰り返しの接着が可能です。

4. 用途例：

- (1) 商品棚や展示会等での POP の貼り付け
- (2) 印刷板の固定
- (3) 各種フィルム材のコアスタートや端末留め
- (4) 写真の貼り付け

5. 一般特性： ※下表は代表値であり、保証値ではありません。

項目		単位	データ	
厚さ	テープ	mm	0.060	
	ライナー		0.135	
180 度方向剥離力		N/cm	2.9 (強粘着側)	0.1 (弱粘着側)

試験方法：

厚さ：接触面直径 5 mm のダイヤルゲージを使用(JIS Z 0237)

180 度方向剥離力：ステンレス板(SUS 304)にポリエステルフィルム (25 μm) を介して 2 kg ローラーで 1 往復圧着、20 分後に測定する。引張速さ 300mm/分。

6. 被着体別の 90 度方向剥離力： ※下表は代表値であり、保証値ではありません。

被着体	単位	強粘着側	弱粘着側
SUS 304 BA※	N/cm	2.4	0.3
AL		3.0	0.4
ABS		3.6	0.5
PS		3.1	0.5
ガラス		2.4	0.1
PE		0.9	0.2

試験方法：各被着体にポリエステルフィルム（25 μ m）を介して 2 kg ロールで 1 往復圧着、20～40 分後に測定する。

引張速さ：300mm/分

※：BA（ブライトアニール）：SUS 304 を鏡面状に仕上げたもの。

7. ご注意：テープを貼り付ける相手材や貼り付け後の環境／時間の経過によっては、糊残りを起こす場合があります。ご使用前には十分なご確認をお願いいたします。

以上

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべておうものとし、売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3M は、3M 社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社

テープ・接着剤製品事業部

<http://www.3mcompany.jp/tape-adh>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2023 All Rights Reserved.

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-511**

9:00～17:00 / 月～金（土日祝年末年始は除く）